01

Schalter und Steckdosen

Katalog 2025

hager

Mit Ihnen,
für Sie!

Gemeinsam gestalten wir die elektrische Welt von morgen

„Wir unterstützen Sie als starker Partner bei dieser Transformation mit zukunftsfähigen, zuverlässigen und intelligenten, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen.“

Sabine Busse
CEO Hager Group

Liebe Kunden, Partner und Freunde von Hager,

die Elektrifizierung schreitet weltweit immer schneller voran. Wir unterstützen Sie als starker Partner bei dieser Transformation mit zukunftsfähigen, zuverlässigen und intelligenten, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen. Sie finden sie in diesem Katalog. Ich hoffe, Sie haben genauso viel Freude an ihnen, wie wir sie hatten, als wir sie entwickelt und designt haben.

Um Ihnen auch künftig zur Seite zu stehen, produzieren, investieren und innovieren wir gemäss unserem Leitsatz „sicher und einfach”. In den vergangenen vier Jahren haben wir über 500 Millionen Euro in unsere Fabriken, Logistikzentren sowie in Forschung und Entwicklung investiert. Diese Investitionen sichern unsere Qualität, betriebliche Effizienz und kontinuierliche Innovation. Denn wir wissen: auch Ihre Bedürfnisse entwickeln sich ständig weiter.

Dies findet sich auch in unserer Datenstrategie wieder: Daten spielen eine entscheidende Rolle, wenn wir unsere Prozesse und Ihr Kundenerlebnis verbessern wollen. Deshalb investieren wir mehr denn je in Lösungen, die das Potenzial von Daten ausschöpfen und Ihre Bedürfnisse ins Zentrum stellen.

Und unser Kundenfokus geht noch weiter, denn wir handeln ökologisch transparent und verantwortungsbewusst. Wir integrieren Nachhaltigkeit in unsere Strategie und Prozesse und entwickeln Lösungen, mit denen unsere Kunden nachhaltiger werden können. Gemeinsam leisten wir unseren Beitrag zur Energiewende, indem wir den Energieverbrauch und CO_2-Emissionen reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam eine sauberere, sicherere und nachhaltigere Welt schaffen können – für heutige und künftige Generationen. Dieser Ansatz leitet unsere Entscheidungen.

Lassen Sie uns auf unserer starken Partnerschaft aufbauen, Innovationen voranbringen und unser Engagement für Nachhaltigkeit entschlossen fortsetzen.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Mit den besten Grüssen,
Sabine Busse, CEO Hager Group

Unsere Vision

Die Vision der Hager Group ist es, das Leben auf unserem Planeten sicherer, sauberer und besser zu machen. Dazu tragen wir mit intelligenten, nachhaltigen und zuverlässigen Lösungen für elektrotechnische Installationen in Wohn- und Zweckgebäuden bei.



Unsere Welt heute und morgen

Wir arbeiten an Innovationen für mehr Energieeffizienz, um den weltweit steigenden Energiebedarf nachhaltig decken zu können. Wir treiben Technologien voran, mit denen die elektrische Energie in Haushalten und Gebäuden immer „smarter“ genutzt werden kann. Eins bleibt dabei unverändert: Wir fertigen für unsere Kunden ebenso sichere wie einfache Lösungen und Produkte. Denn dies treibt uns seit mehr als 65 Jahren an.

Vertrauensvolle Zusammenarbeit

Als Familienunternehmen sind wir stolz darauf, dass uns mit unseren Kunden eine unkomplizierte und lösungsorientierte Zusammenarbeit verbindet. So können wir gemeinsam die besten Ergebnisse erreichen.
Unternehmergeist bedeutet für uns, dass wir – was immer Sie vorhaben – die Extrameile gehen, um Sie bei Ihren Projekten zu unterstützen.

Gross genug, um die Welt zu verändern und klein genug, um für Sie da zu sein

Als Global Player sind wir in allen Bereichen der elektrotechnischen Infrastruktur tätig: Energieverteilung, Energiemanagement, E-Mobilität, Kabelmanagement, Schalter und Steckdosen sowie vernetzte und automatisierte Häuser. Unsere Produkte und Lösungen sind fast immer individuell anpassbar, wenn Sie es wünschen. Wir haben uns einen Ruf für qualitativ hochwertige, skalierbare und zuverlässige Produkte aus europäischer Produktion erarbeitet, die geprüft sind, sich bewährt haben und für alle Arten von Gebäuden geeignet sind. So können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Installationen langfristig halten.

Nach vorne blicken

Wir geben alles, damit Sie immer das Beste von uns bekommen. Dafür investieren wir, bauen Produktionskapazitäten aus, stärken unsere Vertriebsstandorte und entwickeln innovative Produkte in unseren neuen Forschungs- und Entwicklungszentren. Damit wir Ihnen – unabhängig davon wie sich die Welt verändert – weiterhin wie gewohnt zur Seite stehen können.

hagergroup

Die Hager Group ist ein führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien. 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschaften einen Umsatz von rund 3,2 Milliarden Euro (2023). Komponenten und Lösungen werden an 22 Standorten rund um den Globus produziert, Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde setzen auf sie. Ihrem Vertrauen verdanken wir unseren Erfolg.

Marken der Hager Group

:hager

advizeo

B. Berker

eficia

ELCOM.

ENERGY STORAGE E3DC

BOCCHIOTTI

Pmflex™

IBOCO

Die Hager Group macht Gebäude und Quartierte fit für die Energiewende mit intelligenten Energiemanagementsystemen, bidirektionalen Ladefunktionen und Ladestationen für die Elektromobilität sowie der Digitalisierung der Energieverteilung.

Auf unserer Internet-Seite finden Sie
immer die aktuellsten Versionen unserer
Sortiments-Kataloge. www.hager.ch/kataloge

A.1

		Seite
01	Design-Sortiment kallysto	10
02	Echtmaterial-Abdeckplatten kallysto.art	276
03	Kanaleinbau kallysto-Apparate	284
04	Klassisches Sortiment origin	314
05	Nass-Sortiment robusto	496
06	Einbau-Sortiment FLF	558
07	Technik Schalter und Steckdosen	600
08	Anhang	674

A.1

Seite

01 Design-Sortiment
kallysto.line | .trend | .pro

10

02 Echtmaterial-Abdeckplatten
kallysto.art

276

03 Kanaleinbau
kallysto-Apparate

284

04 Klassisches Sortiment
origin

314

05 Nass-Sortiment
robusto

496

06 Einbau-Sortiment
FLF

558

07 Technik Schalter und Steckdosen
Masszeichnungen | Montage und Anschlussschemen | Technische Daten
600

08 Anhang
hagercad | Hager Kundencenter | Unsere sechs Hauptkataloge | Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen | Hager Group | Hager Design
674

kallysto
Schalter und Steckdosen

Sind Sie verantwortlich für anspruchsvolle Projekte mit individuellen Bedürfnissen? Mit kallysto.line, .trend und .pro haben Sie mit Sicherheit die richtige Lösung für jede Anwendung im Wohn- oder Gewerbebau! Drei aktuelle Designs, eine ausgewogene Farbpalette und umfassende Funktionen zeichnen das einzigartige kallysto-Programm aus.

.line

.trend

.pro

Swiss made

01

	Seite
Druckschalter/-taster unbeleuchtet, beleuchtet	22
LED Leuchtpatronen	38
Steckdosen Typ 13 - 15 - 23 - 25, Typ 13 - 23 mit FI-Schutz	40
Kleinkombinationen mit Steckdose Typ 13	68
UP/AP-Kombinationen Grösse I + I	80
Drehschalter	92
Not-Aus Taster	100
Schlüsseldrehschalter mit/ohne Zylinder	106
Storenschalter/-taster	122
Drehdimmer, Drehzahlsteller	128
Raumtemperaturregler	134
Bewegungsmelder, Sonnerie, Türgong, Durchgangs-dose, Blindabdeckung, USB Ladesteckdosen	138
Hotelcard-Schalter und internationale Steckdosen	150
LED-Signalisation	156
Smart Switch FoH	160
Universaltaster und KNX Sensoren	162
TV-/Radio- und Sat-Dosen	192
HMS - Basismodul - Einsätze und Zubehör	202

	Seite
Multimediadosen HMS mit 2- und 3-Loch Breitband TV-/Radio- und Sat-Dose	214
media Steckdosen, Montageset für R&M, Keystone und Multimedia-Modulen	228
Multimedia-Module	236
Montageset XLR, Lautsprecher-Steckdose	242
VDI-Erweiterung	244
Front Erdsteckdose	246
UP-Befestigungsplatten	247
Abdeckplatten	250
Design-Eck- und Randbeleuchtung	262
AP-Gehäuse mit Montagerahmen	267
Kombinations-Kopfzeile	268

kallysto und origin

Duroplast – der Garant für Stabilität, Beständigkeit und Nachhaltigkeit

Duroplast ist ein starkes Material. Es macht die kallysto und origin-Apparate extrem robust, chemisch beständig, kratzfest, antistatisch und UV-stabil. So lassen sich die Schalter und Steckdosen einfach reinigen und behalten auch nach Jahren ihre erstklassige Optik, ohne zu vergilben. Auch in puncto Hygiene setzen die kallysto und origin-Apparate Massstäbe mit den antibakteriellen Eigenschaften von Duroplast. Duromere bestehen aus natürlichen Harnstoff und Melamin und sind somit halogenfrei, nicht erdölbasiert und benötigen geringe Energiemengen in der Herstellung.

Duroplast Eigenschaften:

- UV-Stabil
- Witterungsbeständig, vergilbt nicht
- Antibakterielle Wirkung
- Temperaturbeständig
- Hohe Kratzfestigkeit
- Hohe Lebensdauer
- Hohe Chemikalienresistenz (Lösungsmittel wie Aceton & Alkohol)
- Exzellente elektrische Isolation

Umweltverträglichkeit:

- Halogenfrei (u.a. keine giftigen Gase bei Brand)
- Brandbeständig (selbstlöschend, ohne Verwendung von Flammschutzmittel)
- Keine organische Lösungsmittel bei der Herstellung und Verarbeitung
- Hergestellt ohne Rohöl
- Hergestellt aus überwiegend natürlichen Rohstoffen
- Vergleichsweise geringe Energiemenge in der Formgebung

Recycling:

- Einsatz als Füllstoff in neuen Polymeren
- Wiederverwendung als Strahlmittel
- Verwendung in Verbrennungsanlagen

hager.ch/nachhaltig

kallysto.line, kallysto.trend, kallysto.pro

Funktion und Stil auf höchstem Niveau

Wählen Sie Ihren Stil! Das kallysto-Programm gliedert sich in drei moderne Designs und sorgt so für den passenden Look in jedem Raum. kallysto.line besticht mit klaren Linien und schlichten Formen. Die ansprechende Silhouette mit Rundungen von kallysto.trend sorgt für den perfekten Auftritt in zeitgemässen Architekturen. Für besonders hohe Ansprüche steht Ihnen kallysto.pro zur Verfügung: Es zeichnet sich durch eine ausgereifte Technik, optimale Funktionalität und zeitlose Eleganz aus.

Drei Designs

kallysto.line

kallysto.trend

kallysto.pro

arctique

fjord

océan

orient

savane

canyon

Mehr Farben

Auch punkto Farben bietet das kallysto-Programm zahlreiche Möglichkeiten: Die Abdeckplatten für kallysto.trend und kallysto.pro sind nebst den sechs Standard-Farben in sechs inspirierenden Tönen erhältlich.

kallysto
Endlose Möglichkeiten



Vorteile:

- Drei exklusive Designlinien auf dem Schweizer Markt
- 6 zusätzliche Rahmenfarben mit premium Lackierung und metallic Look
- Rahmenbeschriftung für kallysto.pro
- quickconnect Stecktechnik mit Anschlüssen in 45°
- Einheitliche Schaltmechanik für kallysto, basico und FLF
- Montage mit Kreuz- und Schlitzschraubenzieher
- Beleuchtung Orientierung und Krontrolle mit LED
- Abdeckplatten durchgängig für Kombinationen bis Grösse 3x4 / 4x3

Technische Merkmale:

- Abmessungen:
  kallysto.line, 92 x 92 mm
  kallysto.trend, 94 x 94 mm
  kallysto.pro, 94 x 94 mm
- Material:
  Frontset und Gehäuse: Duroplast, matt (hochkratzfest, UV-stabil, einfache Reinigung, sehr gute chemische Beständigkeit, halogenfrei, antistatisch und antibakteriell)
  Apparat/LED: Thermoplast
- Anschluss: quickconnect T-Draht
- LED: 230V AC oder Multispannung 12-60 V (AC/DC)

Expert tips

01

kallysto
Einzigartig auf dem Schweizer Markt: drei individuelle Designs, erhältlich in den Standardfarben Ultraweiss, Lichtgrau, Anthrazit, Schwarz, Beige und Braun.

02

Zusätzliche Rahmenfarben
Passend zu den Designs stehen 6 Abdeckplattenfarben mit Premium Lackierung und metallic Look für kallysto.trend und kallysto.pro zur Verfügung.

03

Rahmenbeschriftung
Für kallysto.pro steht eine Abdeckplatte mit Beschriftungsfeld für eine dauerhafte und diskrete Beschriftung zur Verfügung.



04

Bewährte Stecktechnik
Die Stecktechnik und der konische Klemmeneingang mit 45° Winkel ermöglichen einen praktischen Anschluss. An jeden Schaltkontakt lassen sich bis zu zwei Drähte anbringen.

05

Duroplast
Der hochwertige Kunststoff ist halogenfrei, hochkratzfest und sowohl gegen UV-Strahlen als auch gegen chemische Stoffe gewappnet. Zudem punktet er mit antibakterieller Wirkung gemäss ISO 22196:2011. Dies macht die kallysto Schalter und Steckdosen vor allem für Krankenhäuser und Pflegeheime interessant.

06

Made in Switzerland
Die Hager Entwicklungs- und Produktionsstätte am Hauptsitz in Emmenbrücke garantiert Ihnen hochstehende Qualität.

Inspirierende Farbpalette
für ein individuelles Interieur

kallysto .line

kallysto .trend

kallysto .pro

Technische Änderungen vorbehalten

Farbpalette Front

Ultraweiss | Lichtgrau | Anthrazit | Schwarz | Braun | Beige

Farbpalette Abdeckplatten



Ultraweiss | Lichtgrau | Anthrazit | Schwarz | Braun | Beige

Farbpalette Front

Ultraweiss | Lichtgrau | Anthrazit | Schwarz | Braun | Beige

Farbpalette Abdeckplatten



Ultraweiss | Lichtgrau | Anthrazit | Schwarz | Braun | Beige

Arktis | Fjord | Ozean | Orient | Savanna | Canyon

Farbpalette Front

Ultraweiss | Lichtgrau | Anthrazit | Schwarz | Braun | Beige

Farbpalette Abdeckplatten



Ultraweiss | Lichtgrau | Anthrazit | Schwarz | Braun | Beige

Arktis | Fjord | Ozean | Orient | Savanna | Canyon

kallysto
Ein modularer Systemaufbau

F: Einsatz
(design- und farbneutral)

WH 10 11 01 F
226 319 003

H: Front

WH 20 11 01 00 H
378 004 003

B: Einsatz
mit Front

WH 20 11 01 00 B
226 316 003

UP-Befestigungsplatte



WH 10 95 01 82 Z
376 163 003

A:
für Kombinationen

WH 20 11 01 00 A
226 318 003

Abdeckplatten

kallysto.line

WH 25 92 02 00 Z
334 911 008



kallysto.trend

WH 26 92 02 00 Z
334 911 208

kallysto.pro

WH 27 92 02 00 Z
334 911 408

AP-Gehäuse, hoch 54 mm

WH 23 92 35 00 Q
283 914 003

Prisamobile G3

WH 39 74 10 Z
372 903 323

Schnappblende

WH 22 92 03 00 Z
334 902 003



C: Fertigapparate UP (komplett)

kallysto.line

WH 25 11 01 00 C
226 311 003



kallysto.trend

WH 26 11 01 00 C
226 311 208



kallysto.pro

WH 27 11 01 00 C
226 311 408



Q: Fertigapparat AP (komplett) Höhe 54 mm

WH 23 11 01 00 Q
302 552 003

T: Fertigapparat für Kanaleinbau



Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung
Einbautiefe 1-polig, 31 mm
2-polig, 34 mm

	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Druckschalter, S3 1-polig		**WH25110100C**	226 311 008	**WH26110100C**	226 311 208	**WH27110100C**	226 311 408
		WH25110103C	226 311 038	**WH26110103C**	226 311 238	**WH27110103C**	226 311 438
		WH25110104C	226 311 048	**WH26110104C**	226 311 248	**WH27110104C**	226 311 448
		WH25110105C	226 311 058	**WH26110105C**	226 311 258	**WH27110105C**	226 311 458
		WH25110107C	226 311 018	**WH26110107C**	226 311 218	**WH27110107C**	226 311 418
		WH25110109C	226 311 098	**WH26110109C**	226 311 298	**WH27110109C**	226 311 498
Druckschalter, S6		**WH25120300C**	226 601 008	**WH26120300C**	226 601 208	**WH27120300C**	226 601 408
		WH25120303C	226 601 038	**WH26120303C**	226 601 238	**WH27120303C**	226 601 438
		WH25120304C	226 601 048	**WH26120304C**	226 601 248	**WH27120304C**	226 601 448
		WH25120305C	226 601 058	**WH26120305C**	226 601 258	**WH27120305C**	226 601 458
		WH25120307C	226 601 018	**WH26120307C**	226 601 218	**WH27120307C**	226 601 418
		WH25120309C	226 601 098	**WH26120309C**	226 601 298	**WH27120309C**	226 601 498
Drucktaster 1-polig		**WH25130100C**	554 521 008	**WH26130100C**	554 521 208	**WH27130100C**	554 521 408
		WH25130103C	554 521 038	**WH26130103C**	554 521 238	**WH27130103C**	554 521 438
		WH25130104C	554 521 048	**WH26130104C**	554 521 248	**WH27130104C**	554 521 448
		WH25130105C	554 521 058	**WH26130105C**	554 521 258	**WH27130105C**	554 521 458
		WH25130107C	554 521 018	**WH26130107C**	554 521 218	**WH27130107C**	554 521 418
		WH25130109C	554 521 098	**WH26130109C**	554 521 298	**WH27130109C**	554 521 498

Für Schalter S3/2P und Impulstaster 2P:
Entsprechenden Apparat ohne Front verwenden und zusätzlich die passende Front (siehe Seite Zubehör Schalter/Taster, beleuchtet und unbeleuchtet), sowie LED Steckfassung und Abdeckrahmen wenn nötig.
z.B. für Sch. 3/2P kallysto.pro komplett Ultraweiss

WH101201F /
226 327 003

WH20110100H /
378 104 003

WH27920200Z /
334 911 408

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse
für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20110100A	226 318 003
WH20110103A	226 318 033
WH20110104A	226 318 043
WH20110105A	226 318 953
WH20110107A	226 318 913
WH20110109A	226 318 993
WH20120300A	226 608 003
WH20120303A	226 608 033
WH20120304A	226 608 043
WH20120305A	226 608 953
WH20120307A	226 608 913
WH20120309A	226 608 993
WH20130100A	554 528 003
WH20130103A	554 528 033
WH20130104A	554 528 043
WH20130105A	554 528 953
WH20130107A	554 528 913
WH20130109A	554 528 993

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20110100B	226 316 003
WH20110103B	226 316 033
WH20110104B	226 316 043
WH20110105B	226 316 953
WH20110107B	226 316 913
WH20110109B	226 316 993
WH20120300B	226 606 003
WH20120303B	226 606 033
WH20120304B	226 606 043
WH20120305B	226 606 953
WH20120307B	226 606 913
WH20120309B	226 606 993
WH20130100B	554 526 003
WH20130103B	554 526 033
WH20130104B	554 526 043
WH20130105B	554 526 953
WH20130107B	554 526 913
WH20130109B	554 526 993

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH23110100Q	302 552 003
WH23110103Q	302 552 033
WH23110104Q	302 552 043
WH23110105Q	302 552 953
WH23110107Q	302 552 913
WH23110109Q	302 552 993
WH23120300Q	302 563 003
WH23120303Q	302 563 033
WH23120304Q	302 563 043
WH23120305Q	302 563 953
WH23120307Q	302 563 913
WH23120309Q	302 563 993
WH23130100Q	760 132 003
WH23130103Q	760 132 033
WH23130104Q	760 132 043
WH23130105Q	760 132 953
WH23130107Q	760 132 913
WH23130109Q	760 132 993

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung Einbautiefe: 1-polig, 31 mm 2-polig, 34 mm	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Druckschalter, S1 (3+3) 1-polig		**WH25100100C**	226 111 008	**WH26100100C**	226 111 208	**WH27100100C**	226 111 408
		WH25100103C	226 111 038	**WH26100103C**	226 111 238	**WH27100103C**	226 111 438
		WH25100104C	226 111 048	**WH26100104C**	226 111 248	**WH27100104C**	226 111 448
		WH25100105C	226 111 058	**WH26100105C**	226 111 258	**WH27100105C**	226 111 458
		WH25100107C	226 111 018	**WH26100107C**	226 111 218	**WH27100107C**	226 111 418
		WH25100109C	226 111 098	**WH26100109C**	226 111 298	**WH27100109C**	226 111 498
Druckschalter, S3 und Drucktaster 1-polig		**WH25150100C**	226 351 008	**WH26150100C**	226 351 208	**WH27150100C**	226 351 408
		WH25150103C	226 351 038	**WH26150103C**	226 351 238	**WH27150103C**	226 351 438
		WH25150104C	226 351 048	**WH26150104C**	226 351 248	**WH27150104C**	226 351 448
		WH25150105C	226 351 058	**WH26150105C**	226 351 258	**WH27150105C**	226 351 458
		WH25150107C	226 351 018	**WH26150107C**	226 351 218	**WH27150107C**	226 351 418
		WH25150109C	226 351 098	**WH26150109C**	226 351 298	**WH27150109C**	226 351 498
2 Drucktaster, 1-polig		**WH25140300C**	554 621 008	**WH26140300C**	554 621 208	**WH27140300C**	554 621 408
		WH25140303C	554 621 038	**WH26140303C**	554 621 238	**WH27140303C**	554 621 438
		WH25140304C	554 621 048	**WH26140304C**	554 621 248	**WH27140304C**	554 621 448
		WH25140305C	554 621 058	**WH26140305C**	554 621 258	**WH27140305C**	554 621 458
		WH25140307C	554 621 018	**WH26140307C**	554 621 218	**WH27140307C**	554 621 418
		WH25140309C	554 621 098	**WH26140309C**	554 621 298	**WH27140309C**	554 621 498

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse
für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
WH20100100A	226 118 003	**WH20100100B**	226 116 003	**WH23100100Q**	302 513 003
WH20100103A	226 118 033	**WH20100103B**	226 116 033	**WH23100103Q**	302 513 033
WH20100104A	226 118 043	**WH20100104B**	226 116 043	**WH23100104Q**	302 513 043
WH20100105A	226 118 953	**WH20100105B**	226 116 953	**WH23100105Q**	302 513 953
WH20100107A	226 118 913	**WH20100107B**	226 116 913	**WH23100107Q**	302 513 913
WH20100109A	226 118 993	**WH20100109B**	226 116 993	**WH23100109Q**	302 513 993
WH20150100A	226 358 003	**WH20150100B**	226 356 003	**WH23150100Q**	302 546 003
WH20150103A	226 358 033	**WH20150103B**	226 356 033	**WH23150103Q**	302 546 033
WH20150104A	226 358 043	**WH20150104B**	226 356 043	**WH23150104Q**	302 546 043
WH20150105A	226 358 953	**WH20150105B**	226 356 953	**WH23150105Q**	302 546 953
WH20150107A	226 358 913	**WH20150107B**	226 356 913	**WH23150107Q**	302 546 913
WH20150109A	226 358 993	**WH20150109B**	226 356 993	**WH23150109Q**	302 546 993
WH20140300A	554 628 003	**WH20140300B**	554 626 003	**WH23140300Q**	760 152 003
WH20140303A	554 628 033	**WH20140303B**	554 626 033	**WH23140303Q**	760 152 033
WH20140304A	554 628 043	**WH20140304B**	554 626 043	**WH23140304Q**	760 152 043
WH20140305A	554 628 953	**WH20140305B**	554 626 953	**WH23140305Q**	760 152 953
WH20140307A	554 628 913	**WH20140307B**	554 626 913	**WH23140307Q**	760 152 913
WH20140309A	554 628 993	**WH20140309B**	554 626 993	**WH23140309Q**	760 152 993

▶ Seite 600

WH20110100H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 10 A, 250 V ~
- mit Steckklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Front Schalter/Taster, Ultraweiss	31 mm	1	**WH20110100H**	378 104 003
Front Schalter/Taster, Lichtgrau	31 mm	1	**WH20110103H**	378 104 033
Front Schalter/Taster, Anthrazit	31 mm	1	**WH20110104H**	378 104 043
Front Schalter/Taster, Schwarz	31 mm	1	**WH20110105H**	378 104 953
Front Schalter/Taster, Beige	31 mm	1	**WH20110107H**	378 104 913
Front Schalter/Taster, Braun	31 mm	1	**WH20110109H**	378 104 993

WH20100100H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 10 A, 250 V ~
- mit Steckklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Front Doppelschalter/Taster, Ultraweiss	34 mm	1	**WH20100100H**	378 101 003
Front Doppelschalter/Taster, Lichtgrau	34 mm	1	**WH20100103H**	378 101 033
Front Doppelschalter/Taster, Anthrazit	34 mm	1	**WH20100104H**	378 101 043
Front Doppelschalter/Taster, Schwarz	34 mm	1	**WH20100105H**	378 101 953
Front Doppelschalter/Taster, Beige	34 mm	1	**WH20100107H**	378 101 913
Front Doppelschalter/Taster, Braun	34 mm	1	**WH20100109H**	378 101 993

▶ Seite 600

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr

WH101101F

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- 10 A, 250 V ~
- mit Steckklemmen

Schalter, S3	31 mm	1	**WH101101F**	226 319 003
Taster, 1-polig	31 mm	1	**WH101301F**	554 529 003

WH101001F

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- 10 A, 250 V ~
- mit Steckklemmen

Schalter, S1 (3+3)	34 mm	1	**WH101001F**	226 119 003
Schalter, S3 + Taster	34 mm	1	**WH101501F**	226 359 003
Schalter, S3, 2-polig	34 mm	1	**WH101201F**	226 329 003
Taster, 2-polig	34 mm	1	**WH101401F**	554 559 003
Schalter, S6	34 mm	1	**WH101203F**	226 609 003
2 Taster	34 mm	1	**WH101403F**	554 629 003

Für Schalter S3/2P und Impulstaster 2P:
Entsprechenden Apparat ohne Front verwenden und zusätzlich die passende Front (siehe Seite Zubehör Schalter/Taster, beleuchtet und unbeleuchtet),
sowie LED Steckfassung und Abdeckrahmen wenn nötig.
z.B. für Sch. 3/2P kallysto.pro komplett Ultraweiss

WH101201F /
226 327 003

WH20110100H /
378 104 003

WH27920200Z /
334 911 408

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung Einbautiefe: 1-polig, 31 mm 2-polig, 34 mm	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Leuchtschalter, S3 1-polig		**WH25110200C**	429 311 008	**WH26110200C**	429 311 208	**WH27110200C**	429 311 408
		WH25110203C	429 311 038	**WH26110203C**	429 311 238	**WH27110203C**	429 311 438
		WH25110204C	429 311 048	**WH26110204C**	429 311 248	**WH27110204C**	429 311 448
		WH25110205C	429 311 058	**WH26110205C**	429 311 258	**WH27110205C**	429 311 458
		WH25110207C	429 311 018	**WH26110207C**	429 311 218	**WH27110207C**	429 311 418
		WH25110209C	429 311 098	**WH26110209C**	429 311 298	**WH27110209C**	429 311 498
Leuchtschalter ,S6		**WH25120400C**	227 601 008	**WH26120400C**	227 601 208	**WH27120400C**	227 601 408
		WH25120403C	227 601 038	**WH26120403C**	227 601 238	**WH27120403C**	227 601 438
		WH25120404C	227 601 048	**WH26120404C**	227 601 248	**WH27120404C**	227 601 448
		WH25120405C	227 601 058	**WH26120405C**	227 601 258	**WH27120405C**	227 601 458
		WH25120407C	227 601 018	**WH26120407C**	227 601 218	**WH27120407C**	227 601 418
		WH25120409C	227 601 098	**WH26120409C**	227 601 298	**WH27120409C**	227 601 498
Leuchttaster 1-polig		**WH25130200C**	554 421 008	**WH26130200C**	554 421 208	**WH27130200C**	554 421 408
		WH25130203C	554 421 038	**WH26130203C**	554 421 238	**WH27130203C**	554 421 438
		WH25130204C	554 421 048	**WH26130204C**	554 421 248	**WH27130204C**	554 421 448
		WH25130205C	554 421 058	**WH26130205C**	554 421 258	**WH27130205C**	554 421 458
		WH25130207C	554 421 018	**WH26130207C**	554 421 218	**WH27130207C**	554 421 418
		WH25130209C	554 421 098	**WH26130209C**	554 421 298	**WH27130209C**	554 421 498

Für Schalter S3/2P und Impulstaster 2P:
Entsprechenden Apparat ohne Front verwenden und zusätzlich die passende Front (siehe Seite Zubehör Schalter/Taster, beleuchtet und unbeleuchtet), sowie LED Steckfassung und Abdeckrahmen wenn nötig.
z.B. für Sch. 3/2P kallysto.pro komplett Ultraweiss

WH101201F /
226 327 003

WH399680001Z /
209 962 003

WH20110200H /
378 105 003

WH27920200Z /
334 911 408

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276
Leuchtpatrone ▶ Seite 38

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
WH20110200A	429 318 003	**WH20110200B**	429 316 003	**WH23110200Q**	302 550 003
WH20110203A	429 318 033	**WH20110203B**	429 316 033	**WH23110203Q**	302 550 033
WH20110204A	429 318 043	**WH20110204B**	429 316 043	**WH23110204Q**	302 550 043
WH20110205A	429 318 953	**WH20110205B**	429 316 953	**WH23110205Q**	302 550 953
WH20110207A	429 318 913	**WH20110207B**	429 316 913	**WH23110207Q**	302 550 913
WH20110209A	429 318 993	**WH20110209B**	429 316 993	**WH23110209Q**	302 550 993
WH20120400A	227 608 003	**WH20120400B**	227 606 003	**WH23120400Q**	302 564 003
WH20120403A	227 608 033	**WH20120403B**	227 606 033	**WH23120403Q**	302 564 033
WH20120404A	227 608 043	**WH20120404B**	227 606 043	**WH23120404Q**	302 564 043
WH20120405A	227 608 953	**WH20120405B**	227 606 953	**WH23120405Q**	302 564 953
WH20120407A	227 608 913	**WH20120407B**	227 606 913	**WH23120407Q**	302 564 913
WH20120409A	227 608 993	**WH20120409B**	227 606 993	**WH23120409Q**	302 564 993
WH20130200A	554 428 003	**WH20130200B**	554 426 003	**WH23130200Q**	760 312 003
WH20130203A	554 428 033	**WH20130203B**	554 426 033	**WH23130203Q**	760 312 033
WH20130204A	554 428 043	**WH20130204B**	554 426 043	**WH23130204Q**	760 312 043
WH20130205A	554 428 953	**WH20130205B**	554 426 953	**WH23130205Q**	760 312 953
WH20130207A	554 428 913	**WH20130207B**	554 426 913	**WH23130207Q**	760 312 913
WH20130209A	554 428 993	**WH20130209B**	554 426 993	**WH23130209Q**	760 312 993

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung Einbautiefe: 1-polig, 31 mm 2-polig, 34 mm	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Leuchtschalter, S1 (3+3) 1-polig		**WH25100200C**	226 121 008	**WH26100200C**	226 121 208	**WH27100200C**	226 121 408
		WH25100203C	226 121 038	**WH26100203C**	226 121 238	**WH27100203C**	226 121 438
		WH25100204C	226 121 048	**WH26100204C**	226 121 248	**WH27100204C**	226 121 448
		WH25100205C	226 121 058	**WH26100205C**	226 121 258	**WH27100205C**	226 121 458
		WH25100207C	226 121 018	**WH26100207C**	226 121 218	**WH27100207C**	226 121 418
		WH25100209C	226 121 098	**WH26100209C**	226 121 298	**WH27100209C**	226 121 498
2x Leuchttaster 1-polig		**WH25140400C**	554 721 008	**WH26140400C**	554 721 208	**WH27140400C**	554 721 408
		WH25140403C	554 721 038	**WH26140403C**	554 721 238	**WH27140403C**	554 721 438
		WH25140404C	554 721 048	**WH26140404C**	554 721 248	**WH27140404C**	554 721 448
		WH25140405C	554 721 058	**WH26140405C**	554 721 258	**WH27140405C**	554 721 458
		WH25140407C	554 721 018	**WH26140407C**	554 721 218	**WH27140407C**	554 721 418
		WH25140409C	554 721 098	**WH26140409C**	554 721 298	**WH27140409C**	554 721 498

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276
Leuchtpatrone ▶ Seite 38

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
WH20100200A	226 128 003	**WH20100200B**	226 126 003	**WH23100200Q**	302 554 003
WH20100203A	226 128 033	**WH20100203B**	226 126 033	**WH23100203Q**	302 554 033
WH20100204A	226 128 043	**WH20100204B**	226 126 043	**WH23100204Q**	302 554 043
WH20100205A	226 128 953	**WH20100205B**	226 126 953	**WH23100205Q**	302 554 953
WH20100207A	226 128 913	**WH20100207B**	226 126 913	**WH23100207Q**	302 554 913
WH20100209A	226 128 993	**WH20100209B**	226 126 993	**WH23100209Q**	302 554 993
WH20140400A	554 728 003	**WH20140400B**	554 726 003	**WH23140400Q**	760 382 003
WH20140403A	554 728 033	**WH20140403B**	554 726 033	**WH23140403Q**	760 382 033
WH20140404A	554 728 043	**WH20140404B**	554 726 043	**WH23140404Q**	760 382 043
WH20140405A	554 728 953	**WH20140405B**	554 726 953	**WH23140405Q**	760 382 953
WH20140407A	554 728 913	**WH20140407B**	554 726 913	**WH23140407Q**	760 382 913
WH20140409A	554 728 993	**WH20140409B**	554 726 993	**WH23140409Q**	760 382 993

▶ Seite 600

WH20110200H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front - 10 A, 250 V ~ - mit Steckklemmen				
Front Schalter/Taster, Ultraweiss	31 mm	1	**WH20110200H**	378 105 003
Front Schalter/Taster, Lichtgrau	31 mm	1	**WH20110203H**	378 105 033
Front Schalter/Taster, Anthrazit	31 mm	1	**WH20110204H**	378 105 043
Front Schalter/Taster, Schwarz	31 mm	1	**WH20110205H**	378 105 953
Front Schalter/Taster, Beige	31 mm	1	**WH20110207H**	378 105 913
Front Schalter/Taster, Braun	31 mm	1	**WH20110209H**	378 105 993

WH20100300H

Baukasten, Ersatzteil, Front - 10 A, 250 V ~ - mit Steckklemmen				
Front Doppelschalter/Taster 1x beleuchtet Ultraweiss	31 mm	1	**WH20100300H**	378 103 003
Front Doppelschalter/Taster 1x beleuchtet Lichtgrau	31 mm	1	**WH20100303H**	378 103 033
Front Doppelschalter/Taster 1x beleuchtet Anthrazit	31 mm	1	**WH20100304H**	378 103 043
Front Doppelschalter/Taster 1x beleuchtet Schwarz	31 mm	1	**WH20100305H**	378 103 953
Front Doppelschalter/Taster 1x beleuchtet Beige	31 mm	1	**WH20100307H**	378 103 913
Front Doppelschalter/Taster 1x beleuchtet Braun	31 mm	1	**WH20100309H**	378 103 993

WH20100200H

Baukasten, Ersatzteil, Front - 10 A, 250 V ~ - mit Steckklemmen				
Front Doppelschalter/Taster, Ultraweiss	34 mm	1	**WH20100200H**	378 102 003
Front Doppelschalter/Taster, Lichtgrau	34 mm	1	**WH20100203H**	378 102 033
Front Doppelschalter/Taster, Anthrazit	34 mm	1	**WH20100204H**	378 102 043
Front Doppelschalter/Taster, Schwarz	34 mm	1	**WH20100205H**	378 102 953
Front Doppelschalter/Taster, Beige	34 mm	1	**WH20100207H**	378 102 913
Front Doppelschalter/Taster, Braun	34 mm	1	**WH20100209H**	378 102 993

▶ Seite 600

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr

WH101101F

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- 10 A, 250 V ~
- mit Steckklemmen
- ohne Leuchtpatronen

Schalter, S3	31 mm	1	**WH101101F**	226 319 003
Taster, 1-polig	31 mm	1	**WH101301F**	554 529 003

WH101001F

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- 10 A, 250 V ~
- mit Steckklemmen

Schalter, S1 (3+3)	34 mm	1	**WH101001F**	226 119 003
Schalter, S3 + Taster	34 mm	1	**WH101501F**	226 359 003
Schalter, S3, 2-polig	34 mm	1	**WH101201F**	226 329 003
Taster, 2-polig	34 mm	1	**WH101401F**	554 559 003
Schalter, S6	34 mm	1	**WH101203F**	226 609 003
2 Taster	34 mm	1	**WH101403F**	554 629 003

Für Schalter S3/2P und Impulstaster 2P:
Entsprechenden Apparat ohne Front verwenden und zusätzlich die passende Front (siehe Seite Zubehör Schalter/Taster, beleuchtet und unbeleuchtet), sowie LED Steckfassung und Abdeckrahmen wenn nötig.
z.B. für Sch. 3/2P kallysto.pro komplett Ultraweiss

WH101201F /
226 327 003

WH39968001Z /
209 962 003

WH20110200H /
378 105 003

WH27920200Z /
334 911 408

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung Einbautiefe: 1-polig, 31 mm 2-polig, 34 mm	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Druckschalter, S1 (3+3) 1-polig 1x beleuchtet mit Symbol Ventilator & Licht		**WH25100400C**	228 401 008	**WH26100400C**	228 401 208	**WH27100400C**	228 401 408
		WH25100403C	228 401 038	**WH26100403C**	228 401 238	**WH27100403C**	228 401 438
		WH25100404C	228 401 048	**WH26100404C**	228 401 248	**WH27100404C**	228 401 448
		WH25100405C	228 401 058	**WH26100405C**	228 401 258	**WH27100405C**	228 401 458
		WH25100407C	228 401 018	**WH26100407C**	228 401 218	**WH27100407C**	228 401 418
		WH25100409C	228 401 098	**WH26100409C**	228 401 298	**WH27100409C**	228 401 498

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276
Leuchtpatrone ▶ Seite 38

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
WH20100400A	228 408 003	**WH20100400B**	228 406 003
WH20100403A	228 408 033	**WH20100403B**	228 406 033
WH20100404A	228 408 043	**WH20100404B**	228 406 043
WH20100405A	228 408 953	**WH20100405B**	228 406 953
WH20100407A	228 408 913	**WH20100407B**	228 406 913
WH20100409A	228 408 993	**WH20100409B**	228 406 993

▶ Seite 600

WH20100400H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 10 A, 250 V ~
- mit Steckklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Front Doppelschalter/Taster 1x beleuchtet, Ultraweiss	34 mm	1	**WH20100400H**	378 444 003
Front Doppelschalter/Taster 1x beleuchtet, Lichtgrau	34 mm	1	**WH20100403H**	378 444 033
Front Doppelschalter/Taster 1x beleuchtet, Anthrazit	34 mm	1	**WH20100404H**	378 444 043
Front Doppelschalter/Taster 1x beleuchtet, Schwarz	34 mm	1	**WH20100405H**	378 444 953
Front Doppelschalter/Taster 1x beleuchtet, Beige	34 mm	1	**WH20100407H**	378 444 913
Front Doppelschalter/Taster 1x beleuchtet, Braun	34 mm	1	**WH20100409H**	378 444 993

▶ Seite 600

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
WH101001F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 10 A, 250 V ~ - mit Steckklemmen - für 1x beleuchtet mit Symbol Ventilator & Licht				
	Schalter, S1 (3+3)	34 mm	1	**WH101001F**	226 119 003

LED Leuchtpatronen

Material:
- Körper aus Thermoplast

▶ Seite 600

WH39968011Z

LED Leuchtpatrone für 230 V AC
- Orientierung/Kontrolle

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
LED Gelb 230 V AC (Standard)	1	**WH39968011Z**	209 962 003
LED Rot 230 V AC	1	**WH39968010Z**	209 963 003
LED Grün 230 V AC	1	**WH39968012Z**	209 965 003
LED Blau 230 V AC	1	**WH39968013Z**	209 967 003
LED Weiss 230 V AC	1	**WH39968000Z**	209 960 003

WH39968111Z

LED Leuchtpatrone für 12 – 60 V AC/DC

- Orientierung/Kontrolle
- Bei DC Anwendung ist die Polarität nicht zu beachten.

LED Gelb 12 – 60 V AC/DC	1	**WH39968111Z**	209 932 003
LED Rot 12 – 60 V AC/DC	1	**WH39968110Z**	209 933 003
LED Grün 12 – 60 V AC/DC	1	**WH39968112Z**	209 935 003
LED Blau 12 – 60 V AC/DC	1	**WH39968113Z**	209 937 003
LED Weiss 12 – 60 V AC/DC	1	**WH39968100Z**	209 930 003

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect
für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm²

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung
Einbautiefe 34 mm

	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Einfachsteckdosen Typ 13 10 A 250 V~		**WH25580300C**	639 113 008	**WH26580300C**	639 113 208	**WH27580300C**	639 113 408
		WH25580303C	639 113 038	**WH26580303C**	639 113 238	**WH27580303C**	639 113 438
		WH25580304C	639 113 048	**WH26580304C**	639 113 248	**WH27580304C**	639 113 448
		WH25580305C	639 113 058	**WH26580305C**	639 113 258	**WH27580305C**	639 113 458
		WH25580307C	639 113 018	**WH26580307C**	639 113 218	**WH27580307C**	639 113 418
		WH25580309C	639 113 098	**WH26580309C**	639 113 298	**WH27580309C**	639 113 498
		WH25580306C	639 113 068			**WH27580306C**	639 113 468
Einfachsteckdosen Typ 13 mit Statusanzeige 10 A 250 V mit LED-Leuchtpatrone grün WH39968012Z		**WH25583300C**	657 020 008	**WH26583300C**	657 020 208	**WH27583300C**	657 020 408
		WH25583303C	657 020 038	**WH26583303C**	657 020 238	**WH27583303C**	657 020 438
		WH25583304C	657 020 048	**WH26583304C**	657 020 248	**WH27583304C**	657 020 448
		WH25583305C	657 020 058	**WH26583305C**	657 020 258	**WH27583305C**	657 020 458
		WH25583307C	657 020 018	**WH26583307C**	657 020 218	**WH27583307C**	657 020 418
		WH25583309C	657 020 098	**WH26583309C**	657 020 298	**WH27583309C**	657 020 498
		WH25583306C	657 020 068			**WH27583306C**	657 020 468

Einfachsteckdosen Typ 13
10 A 250 V~
mit Kinderschutz

Entsprechenden Apparat ohne Front verwenden und zusätzlich die passende Front mit Kinderschutz (siehe Seite Zubehör Steckdosen Typ 13), sowie Abdeckrahmen wenn nötig.
z.B.: kallysto.pro UP Typ 13 mit Kinderschutz, Ultraweiss

WH105853F /
639 773 003

WH20580100H /
378 302 003

WH27920200Z /
334 911 408

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Orange, RAL 2004: 06
(kallysto.line Typ 13 für Sondernetze, parallel und ohne Kinderschutz)
Farben ähnlich RAL-Tönen (Beige ähnlich NCS-Ton).
▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20580300A	639 613 003
WH20580303A	639 613 033
WH20580304A	639 613 043
WH20580305A	639 613 953
WH20580307A	639 613 913
WH20580309A	639 613 993
WH20580306A	639 613 963

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20583300A	657 026 003
WH20583303A	657 026 033
WH20583304A	657 026 043
WH20583305A	657 026 953
WH20583307A	657 026 913
WH20583309A	657 026 993
WH20583306A	657 026 963

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20580300B	639 213 003
WH20580303B	639 213 033
WH20580304B	639 213 043
WH20580305B	639 213 953
WH20580307B	639 213 913
WH20580309B	639 213 993
WH20580306B	639 213 963

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20583300B	657 023 003
WH20583303B	657 023 033
WH20583304B	657 023 043
WH20583305B	657 023 953
WH20583307B	657 023 913
WH20583309B	657 023 993
WH20583306B	657 023 963

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH23580300Q	609 102 003
WH23580303Q	609 102 033
WH23580304Q	609 102 043
WH23580305Q	609 102 953
WH23580307Q	609 102 913
WH23580309Q	609 102 993
WH23580306Q	609 102 963

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH23583300Q	657 021 003
WH23583303Q	657 021 033
WH23583304Q	657 021 043
WH23583305Q	657 021 953
WH23583307Q	657 021 913
WH23583309Q	657 021 993

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect
für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm²

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung Einbautiefe 35 mm	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Zweifachsteckdosen Typ 13 10 A 250 V~ parallel		**WH25620300C**	657 114 008	**WH26620300C**	657 114 208	**WH27620300C**	657 114 408
		WH25620303C	657 114 038	**WH26620303C**	657 114 238	**WH27620303C**	657 114 438
		WH25620304C	657 114 048	**WH26620304C**	657 114 248	**WH27620304C**	657 114 448
		WH25620305C	657 114 058	**WH26620305C**	657 114 258	**WH27620305C**	657 114 458
		WH25620307C	657 114 018	**WH26620307C**	657 114 218	**WH27620307C**	657 114 418
		WH25620309C	657 114 098	**WH26620309C**	657 114 298	**WH27620309C**	657 114 498
		WH25620306C	-			**WH27620306C**	657 114 468
Zweifachsteckdosen Typ 13 mit Statusanzeige 10 A 250 V~ parallel mit LED-Leuchtpatrone grün WH39968012Z		**WH25623300C**	657 040 008	**WH26623300C**	657 040 208	**WH27623300C**	657 040 408
		WH25623303C	657 040 038	**WH26623303C**	657 040 238	**WH27623303C**	657 040 438
		WH25623304C	657 040 048	**WH26623304C**	657 040 248	**WH27623304C**	657 040 448
		WH25623305C	657 040 058	**WH26623305C**	657 040 258	**WH27623305C**	657 040 458
		WH25623307C	657 040 018	**WH26623307C**	657 040 218	**WH27623307C**	657 040 418
		WH25623309C	657 040 098	**WH26623309C**	657 040 298	**WH27623309C**	657 040 498
		WH25623306C	657 040 068			**WH27623306C**	657 040 468
Zweifachsteckdosen Typ 13 10 A 250 V~ 1x getrennt		**WH25620700C**	657 134 008	**WH26620700C**	657 134 208	**WH27620700C**	657 134 408
		WH25620703C	657 134 038	**WH26620703C**	657 134 238	**WH27620703C**	657 134 438
		WH25620704C	657 134 048	**WH26620704C**	657 134 248	**WH27620704C**	657 134 448
		WH25620705C	657 134 058	**WH26620705C**	657 134 258	**WH27620705C**	657 134 458
		WH25620707C	657 134 018	**WH26620707C**	657 134 218	**WH27620707C**	657 134 418
		WH25620709C	657 134 098	**WH26620709C**	657 134 298	**WH27620709C**	657 134 498

Zweifachsteckdosen Typ 13
10 A 250 V~
parallel mit Kinderschutz
1x getrennt mit Kinderschutz

Entsprechenden Apparat ohne Front verwenden und zusätzlich die passende Front mit Kinderschutz (siehe Seite Zubehör Steckdosen Typ 13), sowie Abdeckrahmen wenn nötig.
z.B.: kallysto.pro 2x Typ 13 mit Kinderschutz, Ultraweiss

WH106253F /
657 043 793

WH20620100H /
378 313 003

WH27920200Z /
334 911 408

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Orange, RAL 2004: 06
(kallysto.line Typ 13 für Sondernetze, parallel und ohne Kinderschutz)
Farben ähnlich RAL-Tönen (Beige ähnlich NCS-Ton).
▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
WH20620300A	657 614 003	**WH20620300B**	657 214 003	**WH23620300Q**	609 131 003
WH20620303A	657 614 033	**WH20620303B**	657 214 033	**WH23620303Q**	609 131 033
WH20620304A	657 614 043	**WH20620304B**	657 214 043	**WH23620304Q**	609 131 043
WH20620305A	657 614 953	**WH20620305B**	657 214 953	**WH23620305Q**	609 131 953
WH20620307A	657 614 913	**WH20620307B**	657 214 913	**WH23620307Q**	609 131 913
WH20620309A	657 614 993	**WH20620309B**	657 214 993	**WH23620309Q**	609 131 993
WH20620306A	657 614 963	**WH20620306B**	657 214 963	**WH23620306Q**	609 131 963
WH20623300A	657 046 003	**WH20623300B**	657 043 003	**WH23623300Q**	657 041 003
WH20623303A	657 046 033	**WH20623303B**	657 043 033	**WH23623303Q**	657 041 033
WH20623304A	657 046 043	**WH20623304B**	657 043 043	**WH23623304Q**	657 041 043
WH20623305A	657 046 953	**WH20623305B**	657 043 953	**WH23623305Q**	657 041 953
WH20623307A	657 046 913	**WH20623307B**	657 043 913	**WH23623307Q**	657 041 913
WH20623309A	657 046 993	**WH20623309B**	657 043 993	**WH23623309Q**	657 041 993
WH20623306A	657 046 963	**WH20623306B**	657 043 963		
WH20620700A	657 634 003	**WH20620700B**	657 234 003	**WH23620700Q**	609 134 003
WH20620703A	657 634 033	**WH20620703B**	657 234 033	**WH23620703Q**	609 134 033
WH20620704A	657 634 043	**WH20620704B**	657 234 043	**WH23620704Q**	609 134 043
WH20620705A	657 634 953	**WH20620705B**	657 234 953	**WH23620705Q**	609 134 953
WH20620707A	657 634 913	**WH20620707B**	657 234 913	**WH23620707Q**	609 134 913
WH20620709A	657 634 993	**WH20620709B**	657 234 993	**WH23620709Q**	609 134 993

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect
für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm²

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung Einbautiefe 35 mm	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Dreifachsteckdosen Typ 13 10 A 250 V~ parallel		**WH25640300C**	657 115 008	**WH26640300C**	657 115 208	**WH27640300C**	657 115 408
		WH25640303C	657 115 038	**WH26640303C**	657 115 238	**WH27640303C**	657 115 438
		WH25640304C	657 115 048	**WH26640304C**	657 115 248	**WH27640304C**	657 115 448
		WH25640305C	657 115 058	**WH26640305C**	657 115 258	**WH27640305C**	657 115 458
		WH25640307C	657 115 018	**WH26640307C**	657 115 218	**WH27640307C**	657 115 418
		WH25640309C	657 115 098	**WH26640309C**	657 115 298	**WH27640309C**	657 115 498
		WH25640306C	657 115 068			**WH27640306C**	657 115 468
Dreifachsteckdosen Typ 13 mit Statusanzeige 10 A 250 V~ parallel mit LED-Leuchtpatrone grün WH39968012Z		**WH25643300C**	657 080 008	**WH26643300C**	657 080 208	**WH27643300C**	657 080 408
		WH25643303C	657 080 038	**WH26643303C**	657 080 238	**WH27643303C**	657 080 438
		WH25643304C	657 080 048	**WH26643304C**	657 080 248	**WH27643304C**	657 080 448
		WH25643305C	657 080 058	**WH26643305C**	657 080 258	**WH27643305C**	657 080 458
		WH25643307C	657 080 018	**WH26643307C**	657 080 218	**WH27643307C**	657 080 418
		WH25643309C	657 080 098	**WH26643309C**	657 080 298	**WH27643309C**	657 080 498
		WH25643306C	657 080 068			**WH27643306C**	657 080 468
Dreifachsteckdosen Typ 13 10 A 250 V~ 1x getrennt		**WH25640700C**	657 135 008	**WH26640700C**	657 135 208	**WH27640700C**	657 135 408
		WH25640703C	657 135 038	**WH26640703C**	657 135 238	**WH27640703C**	657 135 438
		WH25640704C	657 135 048	**WH26640704C**	657 135 248	**WH27640704C**	657 135 448
		WH25640705C	657 135 058	**WH26640705C**	657 135 258	**WH27640705C**	657 135 458
		WH25640707C	657 135 018	**WH26640707C**	657 135 218	**WH27640707C**	657 135 418
		WH25640709C	657 135 098	**WH26640709C**	657 135 298	**WH27640709C**	657 135 498

Dreifachsteckdosen Typ 13
10 A 250 V~
parallel mit Kinderschutz
1x getrennt mit Kinderschutz

Entsprechenden Apparat ohne Front verwenden und zusätzlich die passende Front mit Kinderschutz (siehe Seite Zubehör Steckdosen Typ 13), sowie Abdeckrahmen wenn nötig.
z.B.: kallysto.pro 3x Typ 13 mit Kinderschutz, Ultraweiss

WH106453F /
657 083 793

WH20640100H /
378 321 003

WH27920200Z /
334 911 408

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Orange, RAL 2004: 06
(kallysto.line Typ 13 für Sondernetze, parallel und ohne Kinderschutz)
Farben ähnlich RAL-Tönen (Beige ähnlich NCS-Ton).
▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20640300A	657 615 003
WH20640303A	657 615 033
WH20640304A	657 615 043
WH20640305A	657 615 953
WH20640307A	657 615 913
WH20640309A	657 615 993
WH20640306A	657 615 963

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20643300A	657 086 003
WH20643303A	657 086 033
WH20643304A	657 086 043
WH20643305A	657 086 953
WH20643307A	657 086 913
WH20643309A	657 086 993
WH20643306A	657 086 963

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20640700A	657 635 003
WH20640703A	657 635 033
WH20640704A	657 635 043
WH20640705A	657 635 953
WH20640707A	657 635 913
WH20640709A	657 635 993

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20640300B	657 215 003
WH20640303B	657 215 033
WH20640304B	657 215 043
WH20640305B	657 215 953
WH20640307B	657 215 913
WH20640309B	657 215 993
WH20640306B	657 215 963

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20643300B	657 083 003
WH20643303B	657 083 033
WH20643304B	657 083 043
WH20643305B	657 083 953
WH20643307B	657 083 913
WH20643309B	657 083 993
WH20643306B	657 083 963

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20640700B	657 235 003
WH20640703B	657 235 033
WH20640704B	657 235 043
WH20640705B	657 235 953
WH20640707B	657 235 913
WH20640709B	657 235 993

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH23640300Q	609 137 003
WH23640303Q	609 137 033
WH23640304Q	609 137 043
WH23640305Q	609 137 953
WH23640307Q	609 137 913
WH23640309Q	609 137 993
WH23640306Q	609 137 963

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH23643300Q	657 081 003
WH23643303Q	657 081 033
WH23643304Q	657 081 043
WH23643305Q	657 081 953
WH23643307Q	657 081 913
WH23643309Q	657 081 993

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH23640700Q	609 138 003
WH23640703Q	609 138 033
WH23640704Q	609 138 043
WH23640705Q	609 138 953
WH23640707Q	609 138 913
WH23640709Q	609 138 993

▶ Seite 600

WH20580300H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front - 10 A, 250 V ~ - mit Steckklemmen				
Front 1x T13, Ultraweiss	34 mm	1	**WH20580300H**	378 303 003
Front 1x T13, Lichtgrau	34 mm	1	**WH20580303H**	378 303 033
Front 1x T13, Anthrazit	34 mm	1	**WH20580304H**	378 303 043
Front 1x T13, Schwarz	34 mm	1	**WH20580305H**	378 303 953
Front 1x T13, Beige	34 mm	1	**WH20580307H**	378 303 913
Front 1x T13, Braun	34 mm	1	**WH20580309H**	378 303 993
Front 1x T13, Orange	34 mm	1	**WH20580306H**	378 303 963

WH20583300H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front - 10 A, 250 V ~ - mit Steckklemmen - mit Linse für Statusanzeige				
Front 1xT13 für Statusanzeige, Ultraweiss	36 mm	1	**WH20583300H**	378 601 003
Front 1xT13 für Statusanzeige, Lichtgrau	36 mm	1	**WH20583300H**	378 601 033
Front 1xT13 für Statusanzeige, Anthrazit	36 mm	1	**WH20583300H**	378 601 043
Front 1xT13 für Statusanzeige, Schwarz	36 mm	1	**WH20583300H**	378 601 095
Front 1xT13 für Statusanzeige, Beige	36 mm	1	**WH20583300H**	378 601 913
Front 1xT13 für Statusanzeige, Braun	36 mm	1	**WH20583300H**	378 601 993
Front 1xT13 für Statusanzeige, Orange	36 mm	1	**WH20583306H**	378 601 963

WH20580100H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front - 10 A 250 V~ - mit Steckklemmen - mit Kinderschutz				
Front 1x T13 mit Kinderschutz, Ultraweiss	34 mm	1	**WH20580100H**	378 302 003
Front 1x T13 mit Kinderschutz, Lichtgrau	34 mm	1	**WH20580103H**	378 302 033
Front 1x T13 mit Kinderschutz, Anthrazit	34 mm	1	**WH20580104H**	378 302 043
Front 1x T13 mit Kinderschutz, Schwarz	34 mm	1	**WH20580105H**	378 302 953
Front 1x T13 mit Kinderschutz, Beige	34 mm	1	**WH20580107H**	378 302 913
Front 1x T13 mit Kinderschutz, Braun	34 mm	1	**WH20580109H**	378 302 993

▶ Seite 600

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr

WH20620300H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 10 A 250 V~
- mit Steckklemmen

Front 2x T13, Ultraweiss	35 mm	1	**WH20620300H**	378 314 003
Front 2x T13, Lichtgrau	35 mm	1	**WH20620303H**	378 314 033
Front 2x T13, Anthrazit	35 mm	1	**WH20620304H**	378 314 043
Front 2x T13, Schwarz	35 mm	1	**WH20620305H**	378 314 953
Front 2x T13, Beige	35 mm	1	**WH20620307H**	378 314 913
Front 2x T13, Braun	35 mm	1	**WH20620309H**	378 314 993
Front 2x T13, Orange	35 mm	1	**WH20620306H**	378 314 963

WH20623300H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 10 A 250 V~
- mit Steckklemmen
- mit Linse für Statusanzeige

Front 2xT13 für Statusanzeige, Ultraweiss	36 mm	1	**WH20623300H**	378 602 003
Front 2xT13 für Statusanzeige, Lichtgrau	36 mm	1	**WH20623303H**	378 602 033
Front 2xT13 für Statusanzeige, Anthrazit	36 mm	1	**WH20623304H**	378 602 043
Front 2xT13 für Statusanzeige, Schwarz	36 mm	1	**WH20623305H**	378 602 953
Front 2xT13 für Statusanzeige, Beige	36 mm	1	**WH20623307H**	378 602 913
Front 2xT13 für Statusanzeige, Braun	36 mm	1	**WH20623309H**	378 602 993
Front 2xT13 für Statusanzeige, Orange	36 mm	1	**WH20623306H**	378 602 963

WH20620700H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 10 A 250 V~
- mit Steckklemmen

Front 2x T13 1x getrennt, Ultraweiss	35 mm	1	**WH20620700H**	378 316 003
Front 2x T13 1x getrennt, Lichtgrau	35 mm	1	**WH20620703H**	378 316 033
Front 2x T13 1x getrennt, Anthrazit	35 mm	1	**WH20620704H**	378 316 043
Front 2x T13 1x getrennt, Schwarz	35 mm	1	**WH20620705H**	378 316 953
Front 2x T13 1x getrennt, Beige	35 mm	1	**WH20620707H**	378 316 913
Front 2x T13 1x getrennt, Braun	35 mm	1	**WH20620709H**	378 316 993

WH20620100H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 10 A 250 V~
- mit Steckklemmen

Front 2x T13 mit Kinderschutz, Ultraweiss	35 mm	1	**WH20620100H**	378 313 003
Front 2x T13 mit Kinderschutz, Lichtgrau	35 mm	1	**WH20620103H**	378 313 033
Front 2x T13 mit Kinderschutz, Anthrazit	35 mm	1	**WH20620104H**	378 313 043
Front 2x T13 mit Kinderschutz, Schwarz	35 mm	1	**WH20620105H**	378 313 953
Front 2x T13 mit Kinderschutz, Beige	35 mm	1	**WH20620107H**	378 313 913
Front 2x T13 mit Kinderschutz, Braun	35 mm	1	**WH20620109H**	378 313 993

WH20620500H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 10 A 250 V~
- mit Steckklemmen

Front 2x T13 1x getrennt mit Kinderschutz, Ultraweiss	35 mm	1	**WH20620500H**	378 315 003
Front 2x T13 1x getrennt mit Kinderschutz, Lichtgrau	35 mm	1	**WH20620503H**	378 315 033
Front 2x T13 1x getrennt mit Kinderschutz, Anthrazit	35 mm	1	**WH20620504H**	378 315 043
Front 2x T13 1x getrennt mit Kinderschutz, Schwarz	35 mm	1	**WH20620505H**	378 315 953
Front 2x T13 1x getrennt mit Kinderschutz, Beige	35 mm	1	**WH20620507H**	378 315 913
Front 2x T13 1x getrennt mit Kinderschutz, Braun	35 mm	1	**WH20620509H**	378 315 993

▶ Seite 600

WH20640300H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 10 A, 250 V ~
- mit Steckklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Front 3x T13, Ultraweiss	35 mm	1	**WH20640300H**	378 322 003
Front 3x T13, Lichtgrau	35 mm	1	**WH20640303H**	378 322 033
Front 3x T13, Anthrazit	35 mm	1	**WH20640304H**	378 322 043
Front 3x T13, Schwarz	35 mm	1	**WH20640305H**	378 322 953
Front 3x T13, Beige	35 mm	1	**WH20640307H**	378 322 913
Front 3x T13, Braun	35 mm	1	**WH20640309H**	378 322 993
Front 3x T13, Orange	35 mm	1	**WH20640306H**	378 322 963

WH20643300H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 10 A 250 V~
- mit Steckklemmen
- mit Linse für Statusanzeige

Front 3xT13 für Statusanzeige, Ultraweiss	36 mm	1	**WH20643300H**	378 603 003
Front 3xT13 für Statusanzeige, Lichtgrau	36 mm	1	**WH20643303H**	378 603 033
Front 3xT13 für Statusanzeige, Anthrazit	36 mm	1	**WH20643304H**	378 603 043
Front 3xT13 für Statusanzeige, Schwarz	36 mm	1	**WH20643305H**	378 603 953
Front 3xT13 für Statusanzeige, Beige	36 mm	1	**WH20643307H**	378 603 913
Front 3xT13 für Statusanzeige, Braun	36 mm	1	**WH20643309H**	378 603 993
Front 3xT13 für Statusanzeige, Orange	36 mm	1	**WH20643306H**	378 603 963

WH20640700H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 10 A 250 V~
- mit Steckklemmen

Front 3x T13 1x getrennt, Ultraweiss	35 mm	1	**WH20640700H**	378 324 003
Front 3x T13 1x getrennt, Lichtgrau	35 mm	1	**WH20640703H**	378 324 033
Front 3x T13 1x getrennt, Anthrazit	35 mm	1	**WH20640704H**	378 324 043
Front 3x T13 1x getrennt, Schwarz	35 mm	1	**WH20640705H**	378 324 953
Front 3x T13 1x getrennt, Beige	35 mm	1	**WH20640707H**	378 324 913
Front 3x T13 1x getrennt, Braun	35 mm	1	**WH20640709H**	378 324 993

WH20640100H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 10 A 250 V~
- mit Steckklemmen
- mit Kinderschutz

Front 3x T13 mit Kinderschutz, Ultraweiss	35 mm	1	**WH20640100H**	378 321 003
Front 3x T13 mit Kinderschutz, Lichtgrau	35 mm	1	**WH20640103H**	378 321 033
Front 3x T13 mit Kinderschutz, Anthrazit	35 mm	1	**WH20640104H**	378 321 043
Front 3x T13 mit Kinderschutz, Schwarz	35 mm	1	**WH20640105H**	378 321 953
Front 3x T13 mit Kinderschutz, Beige	35 mm	1	**WH20640107H**	378 321 913
Front 3x T13 mit Kinderschutz, Braun	35 mm	1	**WH20640109H**	378 321 993

WH20640500H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 10 A 250 V~
- mit Steckklemmen
- mit Kinderschutz

Front 3x T13 1x getrennt mit Kinderschutz, Ultraweiss	35 mm	1	**WH20640500H**	378 323 003
Front 3x T13 1x getrennt mit Kinderschutz, Lichtgrau	35 mm	1	**WH20640503H**	378 323 033
Front 3x T13 1x getrennt mit Kinderschutz, Anthrazit	35 mm	1	**WH20640504H**	378 323 043
Front 3x T13 1x getrennt mit Kinderschutz, Schwarz	35 mm	1	**WH20640505H**	378 323 953
Front 3x T13 1x getrennt mit Kinderschutz, Beige	35 mm	1	**WH20640507H**	378 323 913
Front 3x T13 1x getrennt mit Kinderschutz, Braun	35 mm	1	**WH20640509H**	378 323 993

▶ Seite 600

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WH105853F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - mit Steckklemmen 1x Typ 13/23 16A, 250V	36 mm	1	**WH105853F**	639 773 003
WH106253F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - mit Steckklemmen 2x Typ 13/23 16A, 250V	36 mm	1	**WH106253F**	657 043 793
WH106257F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - mit Steckklemmen 2x Typ 13/23 16A, 250V , 1x getrennt	36 mm	1	**WH106257F**	657 053 793
WH106453F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - mit Steckklemmen 3x Typ 13/23 16A, 250V	36 mm	1	**WH106453F**	657 083 793
WH106457F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - mit Steckklemmen 3x Typ 13/23 16A, 250V , 1x getrennt	36 mm	1	**WH106457F**	657 073 793
WH39771603Z	**Baukasten,** Einzelteil, für 1-fach Steckdose LED-Halter für 1-fach Steckdose mit Statusanzeige (Set à 10 Stk)		1	★**WH39771603Z**	209 961 003

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen oder Stecktechnik quickconnect für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm²

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Bezeichnung	Farbe	kallysto.line komplett 92 x 92 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr	kallysto.trend komplett 94 x 94 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr	kallysto.pro komplett 94 x 94 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Steckdose Typ 15 10A, 400V, mit Stecktechnik quickconnect Einbautiefe 41mm							
		WH25593200C	640 000 008	**WH26593200C**	640 000 208	**WH27593200C**	640 000 408
		WH25593203C	640 000 038	**WH26593203C**	640 000 238	**WH27593203C**	640 000 438
		WH25593204C	640 000 048	**WH26593204C**	640 000 248	**WH27593204C**	640 000 448
		WH25593205C	640 000 058	**WH26593205C**	640 000 258	**WH27593205C**	640 000 458
		WH25593207C	640 000 018	**WH26593207C**	640 000 218	**WH27593207C**	640 000 418
		WH25593209C	640 000 098	**WH26593209C**	640 000 298	**WH27593209C**	640 000 498
		WH25593206C	640 000 068			**WH27593206C**	640 000 468
Steckdose Typ 15 10 A 400 V~ mit Schraubklemmen Einbautiefe 37mm							
		WH25592200C	641 300 008	**WH26592200C**	641 300 208	**WH27592200C**	641 300 408
		WH25592203C	641 300 038	**WH26592203C**	641 300 238	**WH27592203C**	641 300 438
		WH25592204C	641 300 048	**WH26592204C**	641 300 248	**WH27592204C**	641 300 448
		WH25592205C	641 300 058	**WH26592205C**	641 300 258	**WH27592205C**	641 300 458
		WH25592207C	641 300 018	**WH26592207C**	641 300 218	**WH27592207C**	641 300 418
		WH25592209C	641 300 098	**WH26592209C**	641 300 298	**WH27592209C**	641 300 498
		WH25592206C	-				

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Orange, RAL 2004: 06
(kallysto.line Typ 13 für Sondernetze, parallel und ohne Kinderschutz)
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20593200A	640 006 003
WH20593203A	640 006 033
WH20593204A	640 006 043
WH20593205A	640 006 953
WH20593207A	640 006 913
WH20593209A	640 006 993
WH20593206A	640 006 963

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20592200A	641 310 003
WH20592203A	641 310 033
WH20592204A	641 310 043
WH20592205A	641 310 953
WH20592207A	641 310 913
WH20592209A	641 310 993
WH20592206A	641 310 963

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20593200B	640 003 003
WH20593203B	640 003 033
WH20593204B	640 003 043
WH20593205B	640 003 953
WH20593207B	640 003 913
WH20593209B	640 003 993
WH20593206B	640 003 963

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20592200B	641 309 003
WH20592203B	641 309 033
WH20592204B	641 309 043
WH20592205B	641 309 953
WH20592207B	641 309 913
WH20592209B	641 309 993
WH20592206B	641 309 963

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH23593200Q	640 001 003
WH23593203Q	640 001 033
WH23593204Q	640 001 043
WH23593205Q	640 001 953
WH23593207Q	640 001 913
WH23593209Q	640 001 993
WH23593206Q	640 001 963

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH23592200Q	617 302 003
WH23592203Q	617 302 033
WH23592204Q	617 302 043
WH23592205Q	617 302 953
WH23592207Q	617 302 913
WH23592209Q	617 302 993
WH23592206Q	617 302 963

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik Quickconnect und Schraubklemmen für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm²

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
1x Typ 23 16 A 250 V~ mit Steckklemmen Einbautiefe 34 mm		**WH25585300C**	639 600 008	**WH26585300C**	639 600 208	**WH27585300C**	639 600 408
		WH25585303C	639 600 038	**WH26585303C**	639 600 238	**WH27585303C**	639 600 438
		WH25585304C	639 600 048	**WH26585304C**	639 600 248	**WH27585304C**	639 600 448
		WH25585305C	639 600 058	**WH26585305C**	639 600 258	**WH27585305C**	639 600 458
		WH25585307C	639 600 018	**WH26585307C**	639 600 218	**WH27585307C**	639 600 418
		WH25585309C	639 600 098	**WH26585309C**	639 600 298	**WH27585309C**	639 600 498
		WH25585306C	639 600 068			**WH27585306C**	639 600 468
1x Typ 23 **mit Statusanzeige** 16 A 250 V~ mit Steckklemmen mit LED-Leuchtpatrone grün WH39968012Z Einbautiefe 35mm		**WH25588300C**	657 320 008	**WH26588300C**	657 320 208	**WH27588300C**	657 320 408
		WH25588303C	657 320 038	**WH26588303C**	657 320 238	**WH27588303C**	657 320 438
		WH25588304C	657 320 048	**WH26588304C**	657 320 248	**WH27588304C**	657 320 448
		WH25588305C	657 320 058	**WH26588305C**	657 320 258	**WH27588305C**	657 320 458
		WH25588307C	657 320 018	**WH26588307C**	657 320 218	**WH27588307C**	657 320 418
		WH25588309C	657 320 098	**WH26588309C**	657 320 298	**WH27588309C**	657 320 498
		WH25588306C	657 320 068			**WH27588306C**	657 320 468
1x Typ 23 16 A 250 V~ mit Schraubklemmen Einbautiefe 37 mm		**WH25585400C**	639 601 008	**WH26585400C**	639 601 208	**WH27585400C**	639 601 408
		WH25585403C	639 601 038	**WH26585403C**	639 601 238	**WH27585403C**	639 601 438
		WH25585404C	639 601 048	**WH26585404C**	639 601 248	**WH27585404C**	639 601 448
		WH25585405C	639 601 058	**WH26585405C**	639 601 258	**WH27585405C**	639 601 458
		WH25585407C	639 601 018	**WH26585407C**	639 601 218	**WH27585407C**	639 601 418
		WH25585409C	639 601 098	**WH26585409C**	639 601 298	**WH27585409C**	639 601 498
		WH25585406C	639 601 068				

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Orange, RAL 2004: 06
(kallysto.line Typ 13 für Sondernetze, parallel und ohne Kinderschutz)
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).
▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20585300A	639 610 003
WH20585303A	639 610 033
WH20585304A	639 610 043
WH20585305A	639 610 953
WH20585307A	639 610 913
WH20585309A	639 610 993
WH20585306A	639 610 963
WH20588300A	657 326 003
WH20588303A	657 326 033
WH20588304A	657 326 043
WH20588305A	657 326 953
WH20588307A	657 326 913
WH20588309A	657 326 993
WH20588306A	657 326 963
WH20585400A	639 611 003
WH20585403A	639 611 033
WH20585404A	639 611 043
WH20585405A	639 611 953
WH20585407A	639 611 913
WH20585409A	639 611 993
WH20585406A	639 611 963

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20585300B	639 700 003
WH20585303B	639 700 033
WH20585304B	639 700 043
WH20585305B	639 700 953
WH20585307B	639 700 913
WH20585309B	639 700 993
WH20585306B	639 700 963
WH20588300B	657 323 003
WH20588303B	657 323 033
WH20588304B	657 323 043
WH20588305B	657 323 953
WH20588307B	657 323 913
WH20588309B	657 323 993
WH20588306B	657 323 963
WH20585400B	639 701 003
WH20585403B	639 701 033
WH20585404B	639 701 043
WH20585405B	639 701 953
WH20585407B	639 701 913
WH20585409B	639 701 993
WH20585406B	639 701 963

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH23585300Q	609 603 003
WH23585303Q	609 603 033
WH23585304Q	609 603 043
WH23585305Q	609 603 953
WH23585307Q	609 603 913
WH23585309Q	609 603 993
WH23585306Q	609 603 963
WH23588300Q	657 321 003
WH23588303Q	657 321 033
WH23588304Q	657 321 043
WH23588305Q	657 321 953
WH23588307Q	657 321 913
WH23588309Q	657 321 993
WH23585400Q	609 604 003
WH23585403Q	609 604 033
WH23585404Q	609 604 043
WH23585405Q	609 604 953
WH23585407Q	609 604 913
WH23585409Q	609 604 993
WH23585406Q	609 604 963

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik Quickconnect

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung		Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Zweifachsteckdose Typ 23 16 A 250 V~ mit Steckklemmen Einbautiefe 36 mm			**WH25625300C**	639 602 008	**WH26625300C**	639 602 208	**WH27625300C**	639 602 408
			WH25625303C	639 602 038	**WH26625303C**	639 602 238	**WH27625303C**	639 602 438
			WH25625304C	639 602 048	**WH26625304C**	639 602 248	**WH27625304C**	639 602 448
			WH25625305C	639 602 058	**WH26625305C**	639 602 258	**WH27625305C**	639 602 458
			WH25625307C	639 602 018	**WH26625307C**	639 602 218	**WH27625307C**	639 602 418
			WH25625309C	639 602 098	**WH26625309C**	639 602 298	**WH27625309C**	639 602 498
			WH25625306C	639 602 068			**WH27625306C**	639 602 468
Zweifachsteckdose Typ 23 mit Statusanzeige 16 A 250 V~ mit Steckklemmen mit LED-Leuchtpatrone grün WH39968012Z Einbautiefe 36mm			**WH25628300C**	657 340 008	**WH26628300C**	657 340 208	**WH27628300C**	657 340 408
			WH25628303C	657 340 038	**WH26628303C**	657 340 238	**WH27628303C**	657 340 438
			WH25628304C	657 340 048	**WH26628304C**	657 340 248	**WH27628304C**	657 340 448
			WH25628305C	657 340 058	**WH26628305C**	657 340 258	**WH27628305C**	657 340 458
			WH25628307C	657 340 018	**WH26628307C**	657 340 218	**WH27628307C**	657 340 418
			WH25628309C	657 340 098	**WH26628309C**	657 340 298	**WH27628309C**	657 340 498
			WH25628306C	657 340 068			**WH27628306C**	657 340 468
Zweifachsteckdose Typ 23 1x getrennt 16 A 250 V~ mit Steckklemmen Einbautiefe 36 mm			**WH25625700C**	657 050 008	**WH26625700C**	657 050 208	**WH27625700C**	657 050 408
			WH25625703C	657 050 038	**WH26625703C**	657 050 238	**WH27625703C**	657 050 438
			WH25625704C	657 050 048	**WH26625704C**	657 050 248	**WH27625704C**	657 050 448
			WH25625705C	657 050 058	**WH26625705C**	657 050 258	**WH27625705C**	657 050 458
			WH25625707C	657 050 018	**WH26625707C**	657 050 218	**WH27625707C**	657 050 418
			WH25625709C	657 050 098	**WH26625709C**	657 050 298	**WH27625709C**	657 050 498
Dreifachsteckdose Typ 23 16 A 250 V~ mit Steckklemmen Einbautiefe 36 mm			**WH25645300C**	657 370 008	**WH26645300C**	657 370 208	**WH27645300C**	657 370 408
			WH25645303C	657 370 038	**WH26645303C**	657 370 238	**WH27645303C**	657 370 438
			WH25645304C	657 370 048	**WH26645304C**	657 370 248	**WH27645304C**	657 370 448
			WH25645305C	657 370 058	**WH26645305C**	657 370 258	**WH27645305C**	657 370 458
			WH25645307C	657 370 018	**WH26645307C**	657 370 218	**WH27645307C**	657 370 418
			WH25645309C	657 370 098	**WH26645309C**	657 370 298	**WH27645309C**	657 370 498
			WH25645306C	657 370 068			**WH27645306C**	657 370 468
Dreifachsteckdose Typ 23 mit Statusanzeige 16 A 250 V~ mit Steckklemmen mit LED-Leuchtpatrone grün WH39968012Z Einbautiefe 36 mm			**WH25648300C**	657 380 008	**WH26648300C**	657 380 208	**WH27648300C**	657 380 408
			WH25648303C	657 380 038	**WH26648303C**	657 380 238	**WH27648303C**	657 380 438
			WH25648304C	657 380 048	**WH26648304C**	657 380 248	**WH27648304C**	657 380 448
			WH25648305C	657 380 058	**WH26648305C**	657 380 258	**WH27648305C**	657 380 458
			WH25648307C	657 380 018	**WH26648307C**	657 380 218	**WH27648307C**	657 380 418
			WH25648309C	657 380 098	**WH26648309C**	657 380 298	**WH27648309C**	657 380 498
			WH25648306C	657 380 068			**WH27648306C**	657 380 468
Dreifachsteckdose Typ 23 1x getrennt 16 A 250 V~ mit Steckklemmen Einbautiefe 36 mm			**WH25645700C**	657 390 008	**WH26645700C**	657 390 208	**WH27645700C**	657 390 408
			WH25645703C	657 390 038	**WH26645703C**	657 390 238	**WH27645703C**	657 390 438
			WH25645704C	657 390 048	**WH26645704C**	657 390 248	**WH27645704C**	657 390 448
			WH25645705C	657 390 058	**WH26645705C**	657 390 258	**WH27645705C**	657 390 458
			WH25645707C	657 390 018	**WH26645707C**	657 390 218	**WH27645707C**	657 390 418
			WH25645709C	657 390 098	**WH26645709C**	657 390 298	**WH27645709C**	657 390 498

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Orange, RAL 2004: 06
(kallysto.line Typ 13 für Sondernetze, parallel und ohne Kinderschutz)
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20625300A	639 612 003	**WH20625300B**	639 702 003	**WH23625300Q**	609 605 003
WH20625303A	639 612 033	**WH20625303B**	639 702 033	**WH23625303Q**	609 605 033
WH20625304A	639 612 043	**WH20625304B**	639 702 043	**WH23625304Q**	609 605 043
WH20625305A	639 612 953	**WH20625305B**	639 702 953	**WH23625305Q**	609 605 953
WH20625307A	639 612 913	**WH20625307B**	639 702 913	**WH23625307Q**	609 605 913
WH20625309A	639 612 993	**WH20625309B**	639 702 993	**WH23625309Q**	609 605 993
WH20625306A	639 612 963	**WH20625306B**	639 702 063	**WH23625306Q**	609 605 963
WH20628300A	657 346 003	**WH20628300B**	657 343 003	**WH23628300Q**	657 341 003
WH20628303A	657 346 033	**WH20628303B**	657 343 033	**WH23628303Q**	657 341 033
WH20628304A	657 346 043	**WH20628304B**	657 343 043	**WH23628304Q**	657 341 043
WH20628305A	657 346 953	**WH20628305B**	657 343 953	**WH23628305Q**	657 341 953
WH20628307A	657 346 913	**WH20628307B**	657 343 913	**WH23628307Q**	657 341 913
WH20628309A	657 346 993	**WH20628309B**	657 343 993	**WH23628309Q**	657 341 993
WH20628306A	657 346 963	**WH20628306B**	657 343 963		
WH20625700A	657 056 003	**WH20625700B**	657 053 003	**WH23625700Q**	657 051 003
WH20625703A	657 056 033	**WH20625703B**	657 053 033	**WH23625703Q**	657 051 033
WH20625704A	657 056 043	**WH20625704B**	657 053 043	**WH23625704Q**	657 051 043
WH20625705A	657 056 953	**WH20625705B**	657 053 953	**WH23625705Q**	657 051 953
WH20625707A	657 056 913	**WH20625707B**	657 053 913	**WH23625707Q**	657 051 913
WH20625709A	657 056 993	**WH20625709B**	657 053 993	**WH23625709Q**	657 051 993
WH20645300A	657 376 003	**WH20645300B**	657 373 003	**WH23645300Q**	657 371 003
WH20645303A	657 376 033	**WH20645303B**	657 373 033	**WH23645303Q**	657 371 033
WH20645304A	657 376 043	**WH20645304B**	657 373 043	**WH23645304Q**	657 371 043
WH20645305A	657 376 953	**WH20645305B**	657 373 953	**WH23645305Q**	657 371 953
WH20645307A	657 376 913	**WH20645307B**	657 373 913	**WH23645307Q**	657 371 913
WH20645309A	657 376 993	**WH20645309B**	657 373 993	**WH23645309Q**	657 371 993
WH20645306A	657 376 963	**WH20645306B**	657 373 963	**WH23645306Q**	657 371 963
WH20648300A	657 386 003	**WH20648300B**	657 383 003	**WH23648300Q**	657 381 003
WH20648303A	657 386 033	**WH20648303B**	657 383 033	**WH23648303Q**	657 381 033
WH20648304A	657 386 043	**WH20648304B**	657 383 043	**WH23648304Q**	657 381 043
WH20648305A	657 386 953	**WH20648305B**	657 383 953	**WH23648305Q**	657 381 953
WH20648307A	657 386 913	**WH20648307B**	657 383 913	**WH23648307Q**	657 381 913
WH20648309A	657 386 993	**WH20648309B**	657 383 993	**WH23648309Q**	657 381 993
WH20648306A	657 386 963	**WH20648306B**	657 383 963		
WH20645700A	657 396 003	**WH20645700B**	657 393 003	**WH23645700Q**	657 391 003
WH20645703A	657 396 033	**WH20645703B**	657 393 033	**WH23645703Q**	657 391 033
WH20645704A	657 396 043	**WH20645704B**	657 393 043	**WH23645704Q**	657 391 043
WH20645705A	657 396 953	**WH20645705B**	657 393 953	**WH23645705Q**	657 391 953
WH20645707A	657 396 913	**WH20645707B**	657 393 913	**WH23645707Q**	657 391 913
WH20645709A	657 396 993	**WH20645709B**	657 393 993	**WH23645709Q**	657 391 993

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen oder Stecktechnik quickconnect für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm²

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Bezeichnung	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
		kallysto.line komplett 92 x 92 mm		**kallysto.trend** komplett 94 x 94 mm		**kallysto.pro** komplett 94 x 94 mm	
Steckdose Typ 25 16 A, 400V, mit Stecktechnik quickconnect Einbautiefe: 41mm		**WH25596200C**	640 100 008	**WH26596200C**	640 100 208	**WH27596200C**	640 100 408
		WH25596203C	640 100 038	**WH26596203C**	640 100 238	**WH27596203C**	640 100 438
		WH25596204C	640 100 048	**WH26596204C**	640 100 248	**WH27596204C**	640 100 448
		WH25596205C	640 100 058	**WH26596205C**	640 100 258	**WH27596205C**	640 100 458
		WH25596207C	640 100 018	**WH26596207C**	640 100 218	**WH27596207C**	640 100 418
		WH25596209C	640 100 098	**WH26596209C**	640 100 298	**WH27596209C**	640 100 498
		WH25596206C	640 100 068			**WH27596206C**	640 100 468
Einfachsteckdosen Typ 25 16 A 400 V~ Einbautiefe: 37mm mit Schraubklemmen		**WH25595200C**	641 600 008	**WH26595200C**	641 600 208	**WH27595200C**	641 600 408
		WH25595203C	641 600 038	**WH26595203C**	641 600 238	**WH27595203C**	641 600 438
		WH25595204C	641 600 048	**WH26595204C**	641 600 248	**WH27595204C**	641 600 448
		WH25595205C	641 600 058	**WH26595205C**	641 600 258	**WH27595205C**	641 600 458
		WH25595207C	641 600 018	**WH26595207C**	641 600 218	**WH27595207C**	641 600 418
		WH25595209C	641 600 098	**WH26595209C**	641 600 298	**WH27595209C**	641 600 498
		WH25595206C	641 600 068				

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Orange, RAL 2004: 06
(kallysto.line Typ 13 für Sondernetze, parallel und ohne Kinderschutz)
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20596200A	640 106 003
WH20596203A	640 106 033
WH20596204A	640 106 043
WH20596205A	640 106 953
WH20596207A	640 106 913
WH20596209A	640 106 993
WH20596206A	640 106 963

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20595200A	641 610 003
WH20595203A	641 610 033
WH20595204A	641 610 043
WH20595205A	641 610 953
WH20595207A	641 610 913
WH20595209A	641 610 993
WH20595206A	641 610 963

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20596200B	640 103 003
WH20596203B	640 103 033
WH20596204B	640 103 043
WH20596205B	640 103 953
WH20596207B	640 103 913
WH20596209B	640 103 993
WH20596206B	640 103 963

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20595200B	641 609 003
WH20595203B	641 609 033
WH20595204B	641 609 043
WH20595205B	641 609 953
WH20595207B	641 609 913
WH20595209B	641 609 993
WH20595206B	641 609 963

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH23596200Q	640 101 003
WH23596203Q	640 101 033
WH23596204Q	640 101 043
WH23596205Q	640 101 953
WH23596207Q	640 101 913
WH23596209Q	640 101 993
WH23596206Q	640 101 963

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH23595200Q	617 602 003
WH23595203Q	617 602 033
WH23595204Q	617 602 043
WH23595205Q	617 602 953
WH23595207Q	617 602 913
WH23595209Q	617 602 993
WH23595206Q	617 602 963

▶ Seite 600

WH20585300H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 16 A 250 V~
- mit Steckklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Front T23, Ultraweiss	34 mm	1	**WH20585300H**	378 304 003
Front T23, Lichtgrau	34 mm	1	**WH20585303H**	378 304 033
Front T23, Anthrazit	34 mm	1	**WH20585304H**	378 304 043
Front T23, Schwarz	34 mm	1	**WH20585305H**	378 304 953
Front T23, Beige	34 mm	1	**WH20585307H**	378 304 913
Front T23, Braun	34 mm	1	**WH20585309H**	378 304 993
Front T23, Orange	34 mm	1	**WH20585306H**	378 304 963

WH20585400H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 10 A, 250 V ~
- mit Schraubklemmen

Front T23, Ultraweiss	37 mm	1	**WH20585400H**	378 305 003
Front T23, Lichtgrau	37 mm	1	**WH20585403H**	378 305 033
Front T23, Anthrazit	37 mm	1	**WH20585404H**	378 305 043
Front T23, Schwarz	37 mm	1	**WH20585405H**	378 305 953
Front T23, Beige	37 mm	1	**WH20585407H**	378 305 913
Front T23, Braun	37 mm	1	**WH20585409H**	378 305 993
Front T23, Orange	37 mm	1	**WH20585406H**	378 305 963

WH20588300H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 250V
- mit Steckklemmen
- mit Linse für Statusanzeige

Front 1xT23 für Statusanzeige, Ultraweiss	36 mm	1	**WH20588300H**	378 611 003
Front 1xT23 für Statusanzeige, Lichtgrau	36 mm	1	**WH20588303H**	378 611 033
Front 1xT23 für Statusanzeige, Anthrazit	36 mm	1	**WH20588304H**	378 611 043
Front 1xT23 für Statusanzeige, Schwarz	36 mm	1	**WH20588305H**	378 611 953
Front 1xT23 für Statusanzeige, Beige	36 mm	1	**WH20588307H**	378 611 913
Front 1xT23 für Statusanzeige, Braun	36 mm	1	**WH20588309H**	378 611 993
Front 1xT23 für Statusanzeige, Orange	36 mm	1	**WH20588306H**	378 611 963

▶ Seite 600

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH105853F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - ohne Kinderschutz - 16 A, 250 V~ 1x Typ 23 mit Steckklemmen	36 mm	1	**WH105853F**	639 773 003
WH105854F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz 1x Typ 23, mit Schraubklemmen	37 mm	1	**WH105854F**	639 673 003

▶ Seite 600

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
WH20625300H	**Baukasten,** Ersatzteil, Front - 250V - mit Steckklemmen				
	Front 2xT23, Ultraweiss	36 mm	1	**WH20625300H**	378 384 003
	Front 2xT23, Lichtgrau	36 mm	1	**WH20625303H**	378 384 033
	Front 2xT23, Anthrazit	36 mm	1	**WH20625304H**	378 384 043
	Front 2xT23, Schwarz	36 mm	1	**WH20625305H**	378 384 953
	Front 2xT23, Beige	36 mm	1	**WH20625307H**	378 384 913
	Front 2xT23, Braun	36 mm	1	**WH20625309H**	378 384 993
	Front 2xT23, Orange	36 mm	1	**WH20625306H**	378 384 963
WH20628300H	**Baukasten,** Ersatzteil, Front - 250V - mit Steckklemmen - mit Linse für Statusanzeige				
	Front 2xT23 für Statusanzeige, Ultraweiss	36 mm	1	**WH20628300H**	378 612 003
	Front 2xT23 für Statusanzeige, Lichtgrau	36 mm	1	**WH20628303H**	378 612 033
	Front 2xT23 für Statusanzeige, Anthrazit	36 mm	1	**WH20628304H**	378 612 043
	Front 2xT23 für Statusanzeige, Schwarz	36 mm	1	**WH20628305H**	378 612 953
	Front 2xT23 für Statusanzeige, Beige	36 mm	1	**WH20628307H**	378 612 913
	Front 2xT23 für Statusanzeige, Braun	36 mm	1	**WH20628309H**	378 612 993
	Front 2xT23 für Statusanzeige, Orange	36 mm	1	**WH20628306H**	378 612 963
WH20625700H	**Baukasten,** Ersatzteil, Front - 250V - mit Steckklemmen				
	Front 2xT23 getrennt, Ultraweiss	36 mm	1	**WH20625700H**	378 622 003
	Front 2xT23 getrennt, Lichtgrau	36 mm	1	**WH20625703H**	378 622 033
	Front 2xT23 getrennt, Anthrazit	36 mm	1	**WH20625704H**	378 622 043
	Front 2xT23 getrennt, Schwarz	36 mm	1	**WH20625705H**	378 622 953
	Front 2xT23 getrennt, Beige	36 mm	1	**WH20625707H**	378 622 913
	Front 2xT23 getrennt, Braun	36 mm	1	**WH20625709H**	378 622 993

▶ Seite 600

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front - 250V - mit Steckklemmen				
Front 3xT23, Ultraweiss	36 mm	1	**WH20645300H**	378 633 003
Front 3xT23, Lichtgrau	36 mm	1	**WH20645303H**	378 633 033
Front 3xT23, Anthrazit	36 mm	1	**WH20645304H**	378 633 043
Front 3xT23, Schwarz	36 mm	1	**WH20645305H**	378 633 953
Front 3xT23, Beige	36 mm	1	**WH20645307H**	378 633 913
Front 3xT23, Braun	36 mm	1	**WH20645309H**	378 633 993
Front 3xT23, Orange	36 mm	1	**WH20645306H**	378 633 963

WH20645300H

Baukasten, Ersatzteil, Front - 250V - mit Steckklemmen - mit Linse für Statusanzeige				
Front 3xT23 für Statusanzeige, Ultraweiss	36 mm	1	**WH20648300H**	378 613 003
Front 3xT23 für Statusanzeige, Lichtgrau	36 mm	1	**WH20648303H**	378 613 033
Front 3xT23 für Statusanzeige, Anthrazit	36 mm	1	**WH20648304H**	378 613 043
Front 3xT23 für Statusanzeige, Schwarz	36 mm	1	**WH20648305H**	378 613 953
Front 3xT23 für Statusanzeige, Beige	36 mm	1	**WH20648307H**	378 613 913
Front 3xT23 für Statusanzeige, Braun	36 mm	1	**WH20648309H**	378 613 993
Front 3xT23 für Statusanzeige, Orange	36 mm	1	**WH20648306H**	378 613 963

WH20648300H

Baukasten, Ersatzteil, Front - 250V - mit Steckklemmen				
Front 3xT23 1x getrennt, Ultraweiss	36 mm	1	**WH20645700H**	378 623 003
Front 3xT23 1x getrennt, Lichtgrau	36 mm	1	**WH20645703H**	378 623 033
Front 3xT23 1x getrennt, Anthrazit	36 mm	1	**WH20645704H**	378 623 043
Front 3xT23 1x getrennt, Schwarz	36 mm	1	**WH20645705H**	378 623 953
Front 3xT23 1x getrennt, Beige	36 mm	1	**WH20645707H**	378 623 913
Front 3xT23 1x getrennt, Braun	36 mm	1	**WH20645709H**	378 623 993

WH20645700H

▶ Seite 600

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WH106253F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 10 A / 16 A, 250 V~ 2x Typ 13 / 2x Typ 23	36 mm	1	**WH106253F**	657 043 793
WH106257F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 10 A / 16 A, 250 V~ 2x Typ 13 / 2x Typ 23 getrennt	36 mm	1	**WH106257F**	657 053 793
WH106453F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 10 A / 16 A, 250 V~ 3x Typ 13 / 3x Typ 23	36 mm	1	**WH106453F**	657 083 793
WH106457F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 10 A / 16 A, 250 V~ 3x Typ 13 / 3x Typ 23 1xgetrennt	36 mm	1	**WH106457F**	657 073 793

▶ Seite 600

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr

WH20593200H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 10 A, 400 V ~
- für Stecktechnik Quickconnect und Schraubklemmen

Front T15, Ultraweiss	37 mm	1	**WH20593200H**	378 821 003
Front T15, Lichtgrau	37 mm	1	**WH20593203H**	378 821 033
Front T15, Anthrazit	37 mm	1	**WH20593204H**	378 821 043
Front T15, Schwarz	37 mm	1	**WH20593205H**	378 821 953
Front T15, Beige	37 mm	1	**WH20593207H**	378 821 913
Front T15, Braun	37 mm	1	**WH20593209H**	378 821 993
Front T15, Orange	37 mm	1	**WH20593206H**	378 821 963

WH20596200H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 16 A 400 V~
- für Stecktechnik Quickconnect und Schraubklemmen

Front T25, Ultraweiss	37 mm	1	**WH20596200H**	378 823 003
Front T25, Lichtgrau	37 mm	1	**WH20596203H**	378 823 033
Front T25, Anthrazit	37 mm	1	**WH20596204H**	378 823 043
Front T25, Schwarz	37 mm	1	**WH20596205H**	378 823 953
Front T25, Beige	37 mm	1	**WH20596207H**	378 823 913
Front T25, Braun	37 mm	1	**WH20596209H**	378 823 993
Front T25, Orange	37 mm	1	**WH20596206H**	378 823 963

WH105952F

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- 10 A / 16 A, 400 V~

Typ15 / Typ25 / Typ23 mit Schraubklemmen	37 mm	1	**WH105952F**	641 372 003

WH105962F

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- 10A / 16A, 400V

Typ 15 / Typ 25 mit Stecktechnik Quickconnect	41 mm	1	**WH105962F**	640 003 793

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect mit FI-Schutz 30 mA

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung
Einbautiefe 39 mm

	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Steckdosen Typ 13 Sidos 10 A 250 V~ mit Steckklemmen mit FI-Schutz		**WH25600700C**	750 000 008	**WH26600700C**	750 000 208	**WH27600700C**	750 000 408
		WH25600703C	750 000 038	**WH26600703C**	750 000 238	**WH27600703C**	750 000 438
		WH25600704C	750 000 048	**WH26600704C**	750 000 248	**WH27600704C**	750 000 448
		WH25600705C	750 000 058	**WH26600705C**	750 000 258	**WH27600705C**	750 000 458
		WH25600707C	750 000 018	**WH26600707C**	750 000 218	**WH27600707C**	750 000 418
		WH25600709C	750 000 098	**WH26600709C**	750 000 298	**WH27600709C**	750 000 498
Steckdosen Typ 23 Sidos 16 A 250 V~ mit Steckklemmen mit FI-Schutz		**WH25600800C**	750 020 008	**WH26600800C**	750 020 208	**WH27600800C**	750 020 408
		WH25600803C	750 020 038	**WH26600803C**	750 020 238	**WH27600803C**	750 020 438
		WH25600804C	750 020 048	**WH26600804C**	750 020 248	**WH27600804C**	750 020 448
		WH25600805C	750 020 058	**WH26600805C**	750 020 258	**WH27600805C**	750 020 458
		WH25600807C	750 020 018	**WH26600807C**	750 020 218	**WH27600807C**	750 020 418
		WH25600809C	750 020 098	**WH26600809C**	750 020 298	**WH27600809C**	750 020 498

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Orange, RAL 2004: 06
(kallysto.line Typ 13 für Sondernetze, parallel und ohne Kinderschutz)
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20600700A	750 006 003
WH20600703A	750 006 033
WH20600704A	750 006 043
WH20600705A	750 006 953
WH20600707A	750 006 913
WH20600709A	750 006 993

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20600800A	750 026 003
WH20600803A	750 026 033
WH20600804A	750 026 043
WH20600805A	750 026 953
WH20600807A	750 026 913
WH20600809A	750 026 993

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20600700B	750 003 003
WH20600703B	750 003 033
WH20600704B	750 003 043
WH20600705B	750 003 953
WH20600707B	750 003 913
WH20600709B	750 003 993

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20600800B	750 023 003
WH20600803B	750 023 033
WH20600804B	750 023 043
WH20600805B	750 023 953
WH20600807B	750 023 913
WH20600809B	750 023 993

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH23600700Q	750 001 003
WH23600703Q	750 001 033
WH23600704Q	750 001 043
WH23600705Q	750 001 953
WH23600707Q	750 001 913
WH23600709Q	750 021 993

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH23600800Q	750 021 003
WH23600803Q	750 021 033
WH23600804Q	750 021 043
WH23600805Q	750 021 953
WH23600807Q	750 021 913
WH23600809Q	750 021 993

WH20600700H

WH20600800H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front - Typ 13 - 10 A 250 V~ - mit Steckklemmen				
Front Sidos T13, Ultraweiss	39 mm	1	**WH20600700H**	378 047 003
Front Sidos T13, Lichtgrau	39 mm	1	**WH20600703H**	378 047 033
Front Sidos T13, Anthrazit	39 mm	1	**WH20600704H**	378 047 043
Front Sidos T13, Schwarz	39 mm	1	**WH20600705H**	378 047 953
Front Sidos T13, Beige	39 mm	1	**WH20600707H**	378 047 913
Front Sidos T13, Braun	39 mm	1	**WH20600709H**	378 047 993
Baukasten, Ersatzteil, Front - Typ 23 - 16 A 250 V~ - mit Steckklemmen				
Front Sidos T23, Ultraweiss	39 mm	1	**WH20600800H**	378 048 003
Front Sidos T23, Lichtgrau	39 mm	1	**WH20600803H**	378 048 033
Front Sidos T23, Anthrazit	39 mm	1	**WH20600804H**	378 048 043
Front Sidos T23, Schwarz	39 mm	1	**WH20600805H**	378 048 953
Front Sidos T23, Beige	39 mm	1	**WH20600807H**	378 048 913
Front Sidos T23, Braun	39 mm	1	**WH20600809H**	378 048 993

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
WH106007F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - mit Steckklemmen Einsatz Typ 13 mit FI-Schutz	39 mm	1	**WH106007F**	750 013 793
WH106008F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - mit Steckklemmen Einsatz Typ 23 mit FI-Schutz	39 mm	1	**WH106008F**	750 033 793

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung
Einbautiefe 40 mm

	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Typ 13 10 A 250 V~ Druckschalter Schema 3		**WH25851100C**	755 143 008	**WH26851100C**	755 143 208	**WH27851100C**	755 143 408
		WH25851103C	755 143 038	**WH26851103C**	755 143 238	**WH27851103C**	755 143 438
		WH25851104C	755 143 048	**WH26851104C**	755 143 248	**WH27851104C**	755 143 448
		WH25851105C	755 143 058	**WH26851105C**	755 143 258	**WH27851105C**	755 143 458
		WH25851107C	755 143 018	**WH26851107C**	755 143 218	**WH27851107C**	755 143 418
		WH25851109C	755 143 098	**WH26851109C**	755 143 298	**WH27851109C**	755 143 498
Typ 13 10 A 250 V~ Druckschalter Schema 6		**WH25861100C**	755 151 008	**WH26861100C**	755 151 208	**WH27861100C**	755 151 408
		WH25861103C	755 151 038	**WH26861103C**	755 151 238	**WH27861103C**	755 151 438
		WH25861104C	755 151 048	**WH26861104C**	755 151 248	**WH27861104C**	755 151 448
		WH25861105C	755 151 058	**WH26861105C**	755 151 258	**WH27861105C**	755 151 458
		WH25861107C	755 151 018	**WH26861107C**	755 151 218	**WH27861107C**	755 151 418
		WH25861109C	755 151 098	**WH26861109C**	755 151 298	**WH27861109C**	755 151 498
Typ 13 10 A 250 V~ Drucktaster 1-polig		**WH25871100C**	755 146 008	**WH26871100C**	755 146 208	**WH27871100C**	755 146 408
		WH25871103C	755 146 038	**WH26871103C**	755 146 238	**WH27871103C**	755 146 438
		WH25871104C	755 146 048	**WH26871104C**	755 146 248	**WH27871104C**	755 146 448
		WH25871105C	755 146 058	**WH26871105C**	755 146 258	**WH27871105C**	755 146 458
		WH25871107C	755 146 018	**WH26871107C**	755 146 218	**WH27871107C**	755 146 418
		WH25871109C	755 146 098	**WH26871109C**	755 146 298	**WH27871109C**	755 146 498

Typ 13
10 A 250 V~
Für Druckschalter/Taster mit Kinderschutz

Entsprechenden Apparat ohne Front verwenden und zusätzlich die passende Front mit Kinderschutz (siehe Zubehör auf nächste Seite), sowie Abdeckrahmen wenn nötig.
z.B.: kallysto.pro Kleinkombination Schalter Schema 3 mit Steckdose Typ 13 mit Kinderschutz, Ultraweiss

WH108501F /
755 943 003

WH20850100H /
378 346 003

WH27920200Z /
334 911 408

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
WH20851100A	755 643 003	**WH20851100B**	755 243 003	**WH23851100Q**	609 153 003
WH20851103A	755 643 033	**WH20851103B**	755 243 033	**WH23851103Q**	609 153 033
WH20851104A	755 643 043	**WH20851104B**	755 243 043	**WH23851104Q**	609 153 043
WH20851105A	755 643 953	**WH20851105B**	755 243 953	**WH23851105Q**	609 153 953
WH20851107A	755 643 913	**WH20851107B**	755 243 913	**WH23851107Q**	609 153 913
WH20851109A	755 643 993	**WH20851109B**	755 243 993	**WH23851109Q**	609 153 993
WH20861100A	755 651 003	**WH20861100B**	755 251 003	**WH23861100Q**	609 150 003
WH20861103A	755 651 033	**WH20861103B**	755 251 033	**WH23861103Q**	609 150 033
WH20861104A	755 651 043	**WH20861104B**	755 251 043	**WH23861104Q**	609 150 043
WH20861105A	755 651 953	**WH20861105B**	755 251 953	**WH23861105Q**	609 150 953
WH20861107A	755 651 913	**WH20861107B**	755 251 913	**WH23861107Q**	609 150 913
WH20861109A	755 651 993	**WH20861109B**	755 251 993	**WH23861109Q**	609 150 993
WH20871100A	755 646 003	**WH20871100B**	755 246 003	**WH23871100Q**	609 074 003
WH20871103A	755 646 033	**WH20871103B**	755 246 033	**WH23871103Q**	609 074 033
WH20871104A	755 646 043	**WH20871104B**	755 246 043	**WH23871104Q**	609 074 043
WH20871105A	755 646 953	**WH20871105B**	755 246 953	**WH23871105Q**	609 074 953
WH20871107A	755 646 913	**WH20871107B**	755 246 913	**WH23871107Q**	609 074 913
WH20871109A	755 646 993	**WH20871109B**	755 246 993	**WH23871109Q**	609 074 993

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung
Einbautiefe 40 mm

	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Typ 13 10 A 250 V~ Druckschalter Schema 1 (3+3)		**WH25841100C**	755 141 008	**WH26841100C**	755 141 208	**WH27841100C**	755 141 408
		WH25841103C	755 141 038	**WH26841103C**	755 141 238	**WH27841103C**	755 141 438
		WH25841104C	755 141 048	**WH26841104C**	755 141 248	**WH27841104C**	755 141 448
		WH25841105C	755 141 058	**WH26841105C**	755 141 258	**WH27841105C**	755 141 458
		WH25841107C	755 141 018	**WH26841107C**	755 141 218	**WH27841107C**	755 141 418
		WH25841109C	755 141 098	**WH26841109C**	755 141 298	**WH27841109C**	755 141 498
Typ 13 10 A 250 V~ Druckschalter Schema 3 + Drucktaster		**WH25891100C**	755 343 008	**WH26891100C**	755 343 208	**WH27891100C**	755 343 408
		WH25891103C	755 343 038	**WH26891103C**	755 343 238	**WH27891103C**	755 343 438
		WH25891104C	755 343 048	**WH26891104C**	755 343 248	**WH27891104C**	755 343 448
		WH25891105C	755 343 058	**WH26891105C**	755 343 258	**WH27891105C**	755 343 458
		WH25891107C	755 343 018	**WH26891107C**	755 343 218	**WH27891107C**	755 343 418
		WH25891109C	755 343 098	**WH26891109C**	755 343 298	**WH27891109C**	755 343 498
Typ 13 10 A 250 V~ 2 Drucktaster		**WH25881100C**	755 147 008	**WH26881100C**	755 147 208	**WH27881100C**	755 147 408
		WH25881103C	755 147 038	**WH26881103C**	755 147 238	**WH27881103C**	755 147 438
		WH25881104C	755 147 048	**WH26881104C**	755 147 248	**WH27881104C**	755 147 448
		WH25881105C	755 147 058	**WH26881105C**	755 147 258	**WH27881105C**	755 147 458
		WH25881107C	755 147 018	**WH26881107C**	755 147 218	**WH27881107C**	755 147 418
		WH25881109C	755 147 098	**WH26881109C**	755 147 298	**WH27881109C**	755 147 498

Typ 13
10 A 250 V~
Für Druckschalter/Taster mit Kinderschutz

Entsprechenden Apparat ohne Front verwenden und zusätzlich die passende Front mit Kinderschutz (siehe Zubehör auf nächste Seite), sowie Abdeckrahmen wenn nötig.
z.B.: kallysto.pro Kleinkombination Schalter Schema 3+3 mit Steckdose Typ 13 mit Kinderschutz, Ultraweiss

WH108401F /
755 941 003

WH20840100H /
378 340 003

WH27920200Z /
334 911 408

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
WH20841100A	755 641 003	**WH20841100B**	755 241 003	**WH23841100Q**	609 151 003
WH20841103A	755 641 033	**WH20841103B**	755 241 033	**WH23841103Q**	609 151 033
WH20841104A	755 641 043	**WH20841104B**	755 241 043	**WH23841104Q**	609 151 043
WH20841105A	755 641 953	**WH20841105B**	755 241 953	**WH23841105Q**	609 151 953
WH20841107A	755 641 913	**WH20841107B**	755 241 913	**WH23841107Q**	609 151 913
WH20841109A	755 641 993	**WH20841109B**	755 241 993	**WH23841109Q**	609 151 993
WH20891100A	755 543 003	**WH20891100B**	755 443 003	**WH23891100Q**	609 156 003
WH20891103A	755 543 033	**WH20891103B**	755 443 033	**WH23891103Q**	609 156 033
WH20891104A	755 543 043	**WH20891104B**	755 443 043	**WH23891104Q**	609 156 043
WH20891105A	755 543 953	**WH20891105B**	755 443 953	**WH23891105Q**	609 156 953
WH20891107A	755 543 913	**WH20891107B**	755 443 913	**WH23891107Q**	609 156 913
WH20891109A	755 543 993	**WH20891109B**	755 443 993	**WH23891109Q**	609 156 993
WH20881100A	755 647 003	**WH20881100B**	755 247 003	**WH23881100Q**	609 078 003
WH20881103A	755 647 033	**WH20881103B**	755 247 033	**WH23881103Q**	609 078 033
WH20881104A	755 647 043	**WH20881104B**	755 247 043	**WH23881104Q**	609 078 043
WH20881105A	755 647 953	**WH20881105B**	755 247 953	**WH23881105Q**	609 078 953
WH20881107A	755 647 913	**WH20881107B**	755 247 913	**WH23881107Q**	609 078 913
WH20881109A	755 647 993	**WH20881109B**	755 247 993	**WH23881109Q**	609 078 993

▶ Seite 600

WH20851100H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Typ 13
- 10 A 250 V ~
- mit Steckklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Front Kombi Schalter/Taster, Ultraweiss	40 mm	1	**WH20851100H**	378 348 003
Front Kombi Schalter/Taster, Lichtgrau	40 mm	1	**WH20851103H**	378 348 033
Front Kombi Schalter/Taster, Anthrazit	40 mm	1	**WH20851104H**	378 348 043
Front Kombi Schalter/Taster, Schwarz	40 mm	1	**WH20851105H**	378 348 953
Front Kombi Schalter/Taster, Beige	40 mm	1	**WH20851107H**	378 348 913
Front Kombi Schalter/Taster, Braun	40 mm	1	**WH20851109H**	378 348 993

WH20850100H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Typ 13
- 10 A 250 V ~
- mit Steckklemmen
- mit Kinderschutz

Front Kombi Schalter/Taster mit Kinderschutz, Ultraweiss	40 mm	1	**WH20850100H**	378 346 003
Front Kombi Schalter/Taster mit Kinderschutz, Lichtgrau	40 mm	1	**WH20850103H**	378 346 033
Front Kombi Schalter/Taster mit Kinderschutz, Anthrazit	40 mm	1	**WH20850104H**	378 346 043
Front Kombi Schalter/Taster mit Kinderschutz, Schwarz	40 mm	1	**WH20850105H**	378 346 953
Front Kombi Schalter/Taster mit Kinderschutz, Beige	40 mm	1	**WH20850107H**	378 346 913
Front Kombi Schalter/Taster mit Kinderschutz, Braun	40 mm	1	**WH20850109H**	378 346 993

WH20841100H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Typ 13
- 10 A 250 V ~
- mit Steckklemmen

Front Kombi 2x Schalter/Taster, Ultraweiss	40 mm	1	**WH20841100H**	378 343 003
Front Kombi 2x Schalter/Taster, Lichtgrau	40 mm	1	**WH20841103H**	378 343 033
Front Kombi 2x Schalter/Taster, Anthrazit	40 mm	1	**WH20841104H**	378 343 043
Front Kombi 2x Schalter/Taster, Schwarz	40 mm	1	**WH20841105H**	378 343 953
Front Kombi 2x Schalter/Taster, Beige	40 mm	1	**WH20841107H**	378 343 913
Front Kombi 2x Schalter/Taster, Braun	40 mm	1	**WH20841109H**	378 343 993

WH20840100H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Typ 13
- 10 A 250 V ~
- mit Steckklemmen
- mit Kinderschutz

Kombi 2x Schalter/Taster mit Kinderschutz, Ultraweiss	40 mm	1	**WH20840100H**	378 340 003
Kombi 2x Schalter/Taster mit Kinderschutz, Lichtgrau	40 mm	1	**WH20840103H**	378 340 033
Kombi 2x Schalter/Taster mit Kinderschutz, Anthrazit	40 mm	1	**WH20840104H**	378 340 043
Kombi 2x Schalter/Taster mit Kinderschutz, Schwarz	40 mm	1	**WH20840105H**	378 340 953
Kombi 2x Schalter/Taster mit Kinderschutz, Beige	40 mm	1	**WH20840107H**	378 340 913
Kombi 2x Schalter/Taster mit Kinderschutz, Braun	40 mm	1	**WH20840109H**	378 340 993

▶ Seite 600

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr

WH108501F

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- mit Steckklemmen

Einsatz Typ 13 Schema 3	40 mm	1	**WH108501F**	755 943 003
Einsatz Typ 13 Schema 6	40 mm	1	**WH108601F**	755 669 003
Einsatz Typ 13 Drucktaster 1-polig	40 mm	1	**WH108701F**	755 946 003

WH108401F

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- mit Steckklemmen

Einsatz Typ 13 Schema 1 (3+3)	40 mm	1	**WH108401F**	755 941 003
Einsatz Typ 13 Schema 3 + Drucktaster	40 mm	1	**WH108901F**	755 549 003
Einsatz Typ 13 Drucktaster + Drucktaster	40 mm	1	**WH108801F**	755 947 003

kallysto
Kleinkombinationen beleuchtet, mit Steckdose Typ 13

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- inkl. LED Leuchtpatrone Gelb

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung Einbautiefe 40 mm	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Typ 13 10 A 250 V~ Druckschalter Schema 3 beleuchtet		**WH25851200C**	755 113 008	**WH26851200C**	755 113 208	**WH27851200C**	755 113 408
		WH25851203C	755 113 038	**WH26851203C**	755 113 238	**WH27851203C**	755 113 438
		WH25851204C	755 113 048	**WH26851204C**	755 113 248	**WH27851204C**	755 113 448
		WH25851205C	755 113 058	**WH26851205C**	755 113 258	**WH27851205C**	755 113 458
		WH25851207C	755 113 018	**WH26851207C**	755 113 218	**WH27851207C**	755 113 418
		WH25851209C	755 113 098	**WH26851209C**	755 113 298	**WH27851209C**	755 113 498
Typ 13 10 A 250 V~ Druckschalter Schema 6 beleuchtet		**WH25861200C**	755 119 008	**WH26861200C**	755 119 208	**WH27861200C**	755 119 408
		WH25861203C	755 119 038	**WH26861203C**	755 119 238	**WH27861203C**	755 119 438
		WH25861204C	755 119 048	**WH26861204C**	755 119 248	**WH27861204C**	755 119 448
		WH25861205C	755 119 058	**WH26861205C**	755 119 258	**WH27861205C**	755 119 458
		WH25861207C	755 119 018	**WH26861207C**	755 119 218	**WH27861207C**	755 119 418
		WH25861209C	755 119 098	**WH26861209C**	755 119 298	**WH27861209C**	755 119 498
Typ 13 10 A 250 V~ Drucktaster, beleuchtet 1-polig		**WH25871200C**	755 116 008	**WH26871200C**	755 116 208	**WH27871200C**	755 116 408
		WH25871203C	755 116 038	**WH26871203C**	755 116 238	**WH27871203C**	755 116 438
		WH25871204C	755 116 048	**WH26871204C**	755 116 248	**WH27871204C**	755 116 448
		WH25871205C	755 116 058	**WH26871205C**	755 116 258	**WH27871205C**	755 116 458
		WH25871207C	755 116 018	**WH26871207C**	755 116 218	**WH27871207C**	755 116 418
		WH25871209C	755 116 098	**WH26871209C**	755 116 298	**WH27871209C**	755 116 498

Typ 13
10 A 250 V~
mit Kinderschutz
Druckschalter Schema 3
beleuchtet

Entsprechenden Apparat ohne Front verwenden und zusätzlich die passende Front mit Kinderschutz (siehe Zubehör auf nächste Seite), sowie Abdeckrahmen wenn nötig.
z.B.: kallysto.pro Schalter Sch3 beleuchtet mit Steckdose Typ 13 mit Kinderschutz, Ultraweiss

WH108501F /
755 943 003

WH39968012Z /
209 962 003

WH20850200H /
378 347 003

WH27920200Z /
334 911 408

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276
Leuchtpatrone ▶ Seite 38

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 64 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
WH20851200A	755 613 003	**WH20851200B**	755 213 003	**WH23851200Q**	609 066 003
WH20851203A	755 613 033	**WH20851203B**	755 213 033	**WH23851203Q**	609 066 033
WH20851204A	755 613 043	**WH20851204B**	755 213 043	**WH23851204Q**	609 066 043
WH20851205A	755 613 953	**WH20851205B**	755 213 953	**WH23851205Q**	609 066 953
WH20851207A	755 613 913	**WH20851207B**	755 213 913	**WH23851207Q**	609 066 913
WH20851209A	755 613 993	**WH20851209B**	755 213 993	**WH23851209Q**	609 066 993
WH20861200A	755 619 003	**WH20861200B**	755 219 003	**WH23861200Q**	609 067 003
WH20861203A	755 619 033	**WH20861203B**	755 219 033	**WH23861203Q**	609 067 033
WH20861204A	755 619 043	**WH20861204B**	755 219 043	**WH23861204Q**	609 067 043
WH20861205A	755 619 953	**WH20861205B**	755 219 953	**WH23861205Q**	609 067 953
WH20861207A	755 619 913	**WH20861207B**	755 219 913	**WH23861207Q**	609 067 913
WH20861209A	755 619 993	**WH20861209B**	755 219 993	**WH23861209Q**	609 067 993
WH20871200A	755 616 003	**WH20871200B**	755 216 003	**WH23871200Q**	609 068 003
WH20871203A	755 616 033	**WH20871203B**	755 216 033	**WH23871203Q**	609 068 033
WH20871204A	755 616 043	**WH20871204B**	755 216 043	**WH23871204Q**	609 068 043
WH20871205A	755 616 953	**WH20871205B**	755 216 953	**WH23871205Q**	609 068 953
WH20871207A	755 616 913	**WH20871207B**	755 216 913	**WH23871207Q**	609 068 913
WH20871209A	755 616 993	**WH20871209B**	755 216 993	**WH23871209Q**	609 068 993

kallysto
Kleinkombinationen beleuchtet, mit Steckdose Typ 13

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- inkl. LED Leuchtpatrone Gelb

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Bezeichnung
Einbautiefe 40 mm

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Typ 13 10 A 250 V~ Druckschalter Schema 1 (3+3) 2x beleuchtet		**WH25841200C**	755 153 008	**WH26841200C**	755 153 208	**WH27841200C**	755 153 408
		WH25841203C	755 153 038	**WH26841203C**	755 153 238	**WH27841203C**	755 153 438
		WH25841204C	755 153 048	**WH26841204C**	755 153 248	**WH27841204C**	755 153 448
		WH25841205C	755 153 058	**WH26841205C**	755 153 258	**WH27841205C**	755 153 458
		WH25841207C	755 153 018	**WH26841207C**	755 153 218	**WH27841207C**	755 153 418
		WH25841209C	755 153 098	**WH26841209C**	755 153 298	**WH27841209C**	755 153 498
Typ 13 10 A 250 V~ Druckschalter Schema 3 + Drucktaster 2x beleuchtet		**WH25891200C**	755 155 008	**WH26891200C**	755 155 208	**WH27891200C**	755 155 408
		WH25891203C	755 155 038	**WH26891203C**	755 155 238	**WH27891203C**	755 155 438
		WH25891204C	755 155 048	**WH26891204C**	755 155 248	**WH27891204C**	755 155 448
		WH25891205C	755 155 058	**WH26891205C**	755 155 258	**WH27891205C**	755 155 458
		WH25891207C	755 155 018	**WH26891207C**	755 155 218	**WH27891207C**	755 155 418
		WH25891209C	755 155 098	**WH26891209C**	755 155 298	**WH27891209C**	755 155 498
Typ 13 10 A 250 V~ 2x Drucktaster 2x beleuchtet		**WH25881200C**	755 156 008	**WH26881200C**	755 156 208	**WH27881200C**	755 156 408
		WH25881203C	755 156 038	**WH26881203C**	755 156 238	**WH27881203C**	755 156 438
		WH25881204C	755 156 048	**WH26881204C**	755 156 248	**WH27881204C**	755 156 448
		WH25881205C	755 156 058	**WH26881205C**	755 156 258	**WH27881205C**	755 156 458
		WH25881207C	755 156 018	**WH26881207C**	755 156 218	**WH27881207C**	755 156 418
		WH25881209C	755 156 098	**WH26881209C**	755 156 298	**WH27881209C**	755 156 498

Typ 13
10 A 250 V~
Für Leucht-Druckschalter/Taster mit Kinderschutz

Entsprechenden Apparat ohne Front verwenden und zusätzlich die passende Front mit Kinderschutz (siehe Zubehör auf nächste Seite), sowie Abdeckrahmen wenn nötig.
z.B.: kallysto.pro Schalter Sch 3+3 beleuchtet mit Steckdose Typ 13 mit Kinderschutz, Ultraweiss

WH108401F /
755 941 003

WH39968012Z /
209 962 003

WH20841200H /
378 341 003

WH27920200Z /
334 911 408

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276
Leuchtpatrone ▶ Seite 38

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 64 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20841200A	755 653 003	**WH20841200B**	755 253 003	**WH23841200Q**	609 152 003
WH20841203A	755 653 033	**WH20841203B**	755 253 033	**WH23841203Q**	609 152 033
WH20841204A	755 653 043	**WH20841204B**	755 253 043	**WH23841204Q**	609 152 043
WH20841205A	755 653 953	**WH20841205B**	755 253 953	**WH23841205Q**	609 152 953
WH20841207A	755 653 913	**WH20841207B**	755 253 913	**WH23841207Q**	609 152 913
WH20841209A	755 653 993	**WH20841209B**	755 253 993	**WH23841209Q**	609 152 993
WH20891200A	755 655 003	**WH20891200B**	755 255 003	**WH23891200Q**	609 157 003
WH20891203A	755 655 033	**WH20891203B**	755 255 033	**WH23891203Q**	609 157 033
WH20891204A	755 655 043	**WH20891204B**	755 255 043	**WH23891204Q**	609 157 043
WH20891205A	755 655 953	**WH20891205B**	755 255 953	**WH23891205Q**	609 157 953
WH20891207A	755 655 913	**WH20891207B**	755 255 913	**WH23891207Q**	609 157 913
WH20891209A	755 655 993	**WH20891209B**	755 255 993	**WH23891209Q**	609 157 993
WH20881200A	755 656 003	**WH20881200B**	755 256 003	**WH23881200Q**	609 075 003
WH20881203A	755 656 033	**WH20881203B**	755 256 033	**WH23881203Q**	609 075 033
WH20881204A	755 656 043	**WH20881204B**	755 256 043	**WH23881204Q**	609 075 043
WH20881205A	755 656 953	**WH20881205B**	755 256 953	**WH23881205Q**	609 075 953
WH20881207A	755 656 913	**WH20881207B**	755 256 913	**WH23881207Q**	609 075 913
WH20881209A	755 656 993	**WH20881209B**	755 256 993	**WH23881209Q**	609 075 993

▶ Seite 600

WH20851200H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Typ 13
- 10 A 250 V ~
- mit Steckklemmen
- beleuchtet

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Front Kombi 1x beleuchtet, Ultraweiss	40 mm	1	**WH20851200H**	378 349 003
Front Kombi 1x beleuchtet, Lichtgrau	40 mm	1	**WH20851203H**	378 349 033
Front Kombi 1x beleuchtet, Anthrazit	40 mm	1	**WH20851204H**	378 349 043
Front Kombi 1x beleuchtet, Schwarz	40 mm	1	**WH20851205H**	378 349 953
Front Kombi 1x beleuchtet, Beige	40 mm	1	**WH20851207H**	378 349 913
Front Kombi 1x beleuchtet, Braun	40 mm	1	**WH20851209H**	378 349 993

WH20850200H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Typ 13
- 10 A 250 V ~
- mit Steckklemmen
- mit Kinderschutz
- beleuchtet

Front Kombi 1x beleuchtet, mit Kinderschutz, Ultraweiss	40 mm	1	**WH20850200H**	378 347 003
Front Kombi 1x beleuchtet, mit Kinderschutz, Lichtgrau	40 mm	1	**WH20850203H**	378 347 033
Front Kombi 1x beleuchtet, mit Kinderschutz, Anthrazit	40 mm	1	**WH20850204H**	378 347 043
Front Kombi 1x beleuchtet, mit Kinderschutz, Schwarz	40 mm	1	**WH20850205H**	378 347 953
Front Kombi 1x beleuchtet, mit Kinderschutz, Beige	40 mm	1	**WH20850207H**	378 347 913
Front Kombi 1x beleuchtet, mit Kinderschutz, Braun	40 mm	1	**WH20850209H**	378 347 993

WH20841200H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Typ 13
- 10 A 250 V ~
- mit Steckklemmen
- 2x beleuchtet

Front Kombi 2x beleuchtet, Ultraweiss	40 mm	1	**WH20841200H**	378 344 003
Front Kombi 2x beleuchtet, Lichtgrau	40 mm	1	**WH20841203H**	378 344 033
Front Kombi 2x beleuchtet, Anthrazit	40 mm	1	**WH20841204H**	378 344 043
Front Kombi 2x beleuchtet, Schwarz	40 mm	1	**WH20841205H**	378 344 953
Front Kombi 2x beleuchtet, Beige	40 mm	1	**WH20841207H**	378 344 913
Front Kombi 2x beleuchtet, Braun	40 mm	1	**WH20841209H**	378 344 993

WH20840200H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Typ 13
- 10 A 250 V ~
- mit Steckklemmen
- mit Kinderschutz
- 2x beleuchtet

Front Kombi 2x beleuchtet, mit Kinderschutz, Ultraweiss	40 mm	1	**WH20840200H**	378 341 003
Front Kombi 2x beleuchtet, mit Kinderschutz, Lichtgrau	40 mm	1	**WH20840203H**	378 341 033
Front Kombi 2x beleuchtet, mit Kinderschutz, Anthrazit	40 mm	1	**WH20840204H**	378 341 043
Front Kombi 2x beleuchtet, mit Kinderschutz, Schwarz	40 mm	1	**WH20840205H**	378 341 953
Front Kombi 2x beleuchtet, mit Kinderschutz, Beige	40 mm	1	**WH20840207H**	378 341 913
Front Kombi 2x beleuchtet, mit Kinderschutz, Braun	40 mm	1	**WH20840209H**	378 341 993

▶ Seite 600

WH20841300H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Typ 13
- 10 A 250 V ~
- mit Steckklemmen
- 1x beleuchtet

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Front Kombi 1x beleuchtet, Ultraweiss	40 mm	1	**WH20841300H**	378 345 003
Front Kombi 1x beleuchtet, Lichtgrau	40 mm	1	**WH20841303H**	378 345 033
Front Kombi 1x beleuchtet, Anthrazit	40 mm	1	**WH20841304H**	378 345 043
Front Kombi 1x beleuchtet, Schwarz	40 mm	1	**WH20841305H**	378 345 953
Front Kombi 1x beleuchtet, Beige	40 mm	1	**WH20841307H**	378 345 913
Front Kombi 1x beleuchtet, Braun	40 mm	1	**WH20841309H**	378 345 993

WH20840300H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Typ 13
- 10 A 250 V ~
- mit Steckklemmen
- mit Kinderschutz
- 1x beleuchtet

Front Kombi 1x beleuchtet, mit Kinderschutz, Ultraweiss	40 mm	1	**WH20840300H**	378 342 003
Front Kombi 1x beleuchtet, mit Kinderschutz, Lichtgrau	40 mm	1	**WH20840303H**	378 342 033
Front Kombi 1x beleuchtet, mit Kinderschutz, Anthrazit	40 mm	1	**WH20840304H**	378 342 043
Front Kombi 1x beleuchtet, mit Kinderschutz, Schwarz	40 mm	1	**WH20840305H**	378 342 953
Front Kombi 1x beleuchtet, mit Kinderschutz, Beige	40 mm	1	**WH20840307H**	378 342 913
Front Kombi 1x beleuchtet, mit Kinderschutz, Braun	40 mm	1	**WH20840309H**	378 342 993

WH108501F

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- mit Steckklemmen
- 1x beleuchtet
- ohne Leuchtpatrone

Einsatz Typ 13 Schema 3	40 mm	1	**WH108501F**	755 943 003
Einsatz Typ 13 Schema 6	40 mm	1	**WH108601F**	755 669 003
Einsatz Typ 13 Taster 1-polig	40 mm	1	**WH108701F**	755 946 003

WH108401F

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- mit Steckklemmen
- 1x beleuchtet
- ohne Leuchtpatrone

Einsatz Typ 13 Schema 1 (3+3)	40 mm	1	**WH108401F**	755 941 003
Einsatz Typ 13 Schema 3 + Drucktaster	40 mm	1	**WH108901F**	755 549 003
Einsatz Typ 13 Taster 2-polig	40 mm	1	**WH108801F**	755 947 003

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Bezeichnung UP-Kombinationen Grösse I + I, bestückt		Farbe	**kallysto.line** **komplett** **152 x 92 mm** **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.trend** komplett 154 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.pro** komplett 154 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
2x1 senkrecht **S3 + S3**			**WH25912000C**	482 100 008	**WH26912000C**	482 100 208	**WH27912000C**	482 100 408
			WH25912003C	482 100 038	**WH26912003C**	482 100 238	**WH27912003C**	482 100 438
			WH25912004C	482 100 048	**WH26912004C**	482 100 248	**WH27912004C**	482 100 448
			WH25912005C	482 100 058	**WH26912005C**	482 100 258	**WH27912005C**	482 100 458
			WH25912007C	482 100 018	**WH26912007C**	482 100 218	**WH27912007C**	482 100 418
			WH25912009C	482 100 098	**WH26912009C**	482 100 298	**WH27912009C**	482 100 498
2x1 senkrecht **S3 + T13**			**WH25912200C**	482 126 008	**WH26912200C**	482 126 208	**WH27912200C**	482 126 408
			WH25912203C	482 126 038	**WH26912203C**	482 126 238	**WH27912203C**	482 126 438
			WH25912204C	482 126 048	**WH26912204C**	482 126 248	**WH27912204C**	482 126 448
			WH25912205C	482 126 058	**WH26912205C**	482 126 258	**WH27912205C**	482 126 458
			WH25912207C	482 126 018	**WH26912207C**	482 126 218	**WH27912207C**	482 126 418
			WH25912209C	482 126 098	**WH26912209C**	482 126 298	**WH27912209C**	482 126 498
2x1 senkrecht **S3 + 3xT13**			**WH25912400C**	482 130 008	**WH26912400C**	482 130 208	**WH27912400C**	482 130 408
			WH25912403C	482 130 038	**WH26912403C**	482 130 238	**WH27912403C**	482 130 438
			WH25912404C	482 130 048	**WH26912404C**	482 130 248	**WH27912404C**	482 130 448
			WH25912405C	482 130 058	**WH26912405C**	482 130 258	**WH27912405C**	482 130 458
			WH25912407C	482 130 018	**WH26912407C**	482 130 218	**WH27912407C**	482 130 418
			WH25912409C	482 130 098	**WH26912409C**	482 130 298	**WH27912409C**	482 130 498
1x2 waagrecht **S3 + 3xT13**			**WH25912700C**	482 132 008	**WH26912700C**	482 132 208	**WH27912700C**	482 132 408
			WH25912703C	482 132 038	**WH26912703C**	482 132 238	**WH27912703C**	482 132 438
			WH25912704C	482 132 048	**WH26912704C**	482 132 248	**WH27912704C**	482 132 448
			WH25912705C	482 132 058	**WH26912705C**	482 132 258	**WH27912705C**	482 132 458
			WH25912707C	482 132 018	**WH26912707C**	482 132 218	**WH27912707C**	482 132 418
			WH25912709C	482 132 098	**WH26912709C**	482 132 298	**WH27912709C**	482 132 498
1x2 waagrecht **3x T13 + S3**			**WH25916500C**	482 133 008	**WH26916500C**	482 133 208	**WH27916500C**	482 133 408
			WH25916503C	482 133 038	**WH26916503C**	482 133 238	**WH27916503C**	482 133 438
			WH25916504C	482 133 048	**WH26916504C**	482 133 248	**WH27916504C**	482 133 448
			WH25916505C	482 133 058	**WH26916505C**	482 133 258	**WH27916505C**	482 133 458
			WH25916507C	482 133 018	**WH26916507C**	482 133 218	**WH27916507C**	482 133 418
			WH25916509C	482 133 098	**WH26916509C**	482 133 298	**WH27916509C**	482 133 498

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen (Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Bezeichnung UP-Kombinationen Grösse I + I, bestückt		Farbe	**kallysto.line** komplett 152 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.trend** komplett 154 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.pro** komplett 154 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
2x1 senkrecht S1 (3+3) + S3			**WH25912800C**	482 101 008	**WH26912800C**	482 101 208	**WH27912800C**	482 101 408
			WH25912803C	482 101 038	**WH26912803C**	482 101 238	**WH27912803C**	482 101 438
			WH25912804C	482 101 048	**WH26912804C**	482 101 248	**WH27912804C**	482 101 448
			WH25912805C	482 101 058	**WH26912805C**	482 101 258	**WH27912805C**	482 101 458
			WH25912807C	482 101 018	**WH26912807C**	482 101 218	**WH27912807C**	482 101 418
			WH25912809C	482 101 098	**WH26912809C**	482 101 298	**WH27912809C**	482 101 498
2x1 senkrecht S1 (3+3) + T13			**WH25913000C**	482 127 008	**WH26913000C**	482 127 208	**WH27913000C**	482 127 408
			WH25913003C	482 127 038	**WH26913003C**	482 127 238	**WH27913003C**	482 127 438
			WH25913004C	482 127 048	**WH26913004C**	482 127 248	**WH27913004C**	482 127 448
			WH25913005C	482 127 058	**WH26913005C**	482 127 258	**WH27913005C**	482 127 458
			WH25913007C	482 127 018	**WH26913007C**	482 127 218	**WH27913007C**	482 127 418
			WH25913009C	482 127 098	**WH26913009C**	482 127 298	**WH27913009C**	482 127 498
2x1 senkrecht S1 (3+3) + 3xT13			**WH25913200C**	482 131 008	**WH26913200C**	482 131 208	**WH27913200C**	482 131 408
			WH25913203C	482 131 038	**WH26913203C**	482 131 238	**WH27913203C**	482 131 438
			WH25913204C	482 131 048	**WH26913204C**	482 131 248	**WH27913204C**	482 131 448
			WH25913205C	482 131 058	**WH26913205C**	482 131 258	**WH27913205C**	482 131 458
			WH25913207C	482 131 018	**WH26913207C**	482 131 218	**WH27913207C**	482 131 418
			WH25913209C	482 131 098	**WH26913209C**	482 131 298	**WH27913209C**	482 131 498
2x1 senkrecht 2x Storenschalter			**WH25916000C**	546 513 008	**WH26916000C**	546 513 208	**WH27916000C**	546 513 408
			WH25916003C	546 513 038	**WH26916003C**	546 513 238	**WH27916003C**	546 513 438
			WH25916004C	546 513 048	**WH26916004C**	546 513 248	**WH27916004C**	546 513 448
			WH25916005C	546 513 058	**WH26916005C**	546 513 258	**WH27916005C**	546 513 458
			WH25916007C	546 513 018	**WH26916007C**	546 513 218	**WH27916007C**	546 513 418
			WH25916009C	546 513 098	**WH26916009C**	546 513 298	**WH27916009C**	546 513 498
2x1 senkrecht Storenschalter + S3			**WH25914900C**	546 510 008	**WH26914900C**	546 510 208	**WH27914900C**	546 510 408
			WH25914903C	546 510 038	**WH26914903C**	546 510 238	**WH27914903C**	546 510 438
			WH25914904C	546 510 048	**WH26914904C**	546 510 248	**WH27914904C**	546 510 448
			WH25914905C	546 510 058	**WH26914905C**	546 510 258	**WH27914905C**	546 510 458
			WH25914907C	546 510 018	**WH26914907C**	546 510 218	**WH27914907C**	546 510 418
			WH25914909C	546 510 098	**WH26914909C**	546 510 298	**WH27914909C**	546 510 498
2x1 senkrecht Storenschalter + S3/T13			**WH25915000C**	546 511 008	**WH26915000C**	546 511 208	**WH27915000C**	546 511 408
			WH25915003C	546 511 038	**WH26915003C**	546 511 238	**WH27915003C**	546 511 438
			WH25915004C	546 511 048	**WH26915004C**	546 511 248	**WH27915004C**	546 511 448
			WH25915005C	546 511 058	**WH26915005C**	546 511 258	**WH27915005C**	546 511 458
			WH25915007C	546 511 018	**WH26915007C**	546 511 218	**WH27915007C**	546 511 418
			WH25915009C	546 511 098	**WH26915009C**	546 511 298	**WH27915009C**	546 511 498

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Bezeichnung UP-Kombinationen Grösse I + I, bestückt		Farbe	**kallysto.line** komplett 152 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.trend** komplett 154 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.pro** komplett 154 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
2x1 senkrecht **S3 + S3/T13**			**WH25912600C**	482 128 008	**WH26912600C**	482 128 208	**WH27912600C**	482 128 408
			WH25912603C	482 128 038	**WH26912603C**	482 128 238	**WH27912603C**	482 128 438
			WH25912604C	482 128 048	**WH26912604C**	482 128 248	**WH27912604C**	482 128 448
			WH25912605C	482 128 058	**WH26912605C**	482 128 258	**WH27912605C**	482 128 458
			WH25912607C	482 128 018	**WH26912607C**	482 128 218	**WH27912607C**	482 128 418
			WH25912609C	482 128 098	**WH26912609C**	482 128 298	**WH27912609C**	482 128 498
2x1 senkrecht **S1 (3+3) +** **S3/T13**			**WH25913400C**	482 129 008	**WH26913400C**	482 129 208	**WH27913400C**	482 129 408
			WH25913403C	482 129 038	**WH26913403C**	482 129 238	**WH27913403C**	482 129 438
			WH25913404C	482 129 048	**WH26913404C**	482 129 248	**WH27913404C**	482 129 448
			WH25913405C	482 129 058	**WH26913405C**	482 129 258	**WH27913405C**	482 129 458
			WH25913407C	482 129 018	**WH26913407C**	482 129 218	**WH27913407C**	482 129 418
			WH25913409C	482 129 098	**WH26913409C**	482 129 298	**WH27913409C**	482 129 498
2x1 senkrecht **S6 + T13**			**WH25915900C**	482 136 008	**WH26915900C**	482 136 208	**WH27915900C**	482 136 408
			WH25915903C	482 136 038	**WH26915903C**	482 136 238	**WH27915903C**	482 136 438
			WH25915904C	482 136 048	**WH26915904C**	482 136 248	**WH27915904C**	482 136 448
			WH25915905C	482 136 058	**WH26915905C**	482 136 258	**WH27915905C**	482 136 458
			WH25915907C	482 136 018	**WH26915907C**	482 136 218	**WH27915907C**	482 136 418
			WH25915909C	482 136 098	**WH26915909C**	482 136 298	**WH27915909C**	482 136 498
2x1 senkrecht **2x Taster**			**WH25915300C**	482 140 008	**WH26915300C**	482 140 208	**WH27915300C**	482 140 408
			WH25915303C	482 140 038	**WH26915303C**	482 140 238	**WH27915303C**	482 140 438
			WH25915304C	482 140 048	**WH26915304C**	482 140 248	**WH27915304C**	482 140 448
			WH25915305C	482 140 058	**WH26915305C**	482 140 258	**WH27915305C**	482 140 458
			WH25915307C	482 140 018	**WH26915307C**	482 140 218	**WH27915307C**	482 140 418
			WH25915309C	482 140 098	**WH26915309C**	482 140 298	**WH27915309C**	482 140 498
2x1 senkrecht **Taster + T13**			**WH25915200C**	482 138 008	**WH26915200C**	482 138 208	**WH27915200C**	482 138 408
			WH25915203C	482 138 038	**WH26915203C**	482 138 238	**WH27915203C**	482 138 438
			WH25915204C	482 138 048	**WH26915204C**	482 138 248	**WH27915204C**	482 138 448
			WH25915205C	482 138 058	**WH26915205C**	482 138 258	**WH27915205C**	482 138 458
			WH25915207C	482 138 018	**WH26915207C**	482 138 218	**WH27915207C**	482 138 418
			WH25915209C	482 138 098	**WH26915209C**	482 138 298	**WH27915209C**	482 138 498
2x1 senkrecht **Taster + 3x T13**			**WH25916100C**	482 168 008	**WH26916100C**	482 168 208	**WH27916100C**	482 168 408
			WH25916103C	482 168 038	**WH26916103C**	482 168 238	**WH27916103C**	482 168 438
			WH25916104C	482 168 048	**WH26916104C**	482 168 248	**WH27916104C**	482 168 448
			WH25916105C	482 168 058	**WH26916105C**	482 168 258	**WH27916105C**	482 168 458
			WH25916107C	482 168 018	**WH26916107C**	482 168 218	**WH27916107C**	482 168 418
			WH25916109C	482 168 098	**WH26916109C**	482 168 298	**WH27916109C**	482 168 498

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen (Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Bezeichnung UP-Kombinationen Grösse I + I, bestückt		Farbe	**kallysto.line** komplett 152 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.trend** komplett 154 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.pro** komplett 154 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
2x1 senkrecht S3 + Taster			**WH25914700C**	482 163 008	**WH26914700C**	482 163 208	**WH27914700C**	482 163 408
			WH25914703C	482 163 038	**WH26914703C**	482 163 238	**WH27914703C**	482 163 438
			WH25914704C	482 163 048	**WH26914704C**	482 163 248	**WH27914704C**	482 163 448
			WH25914705C	482 163 058	**WH26914705C**	482 163 258	**WH27914705C**	482 163 458
			WH25914707C	482 163 018	**WH26914707C**	482 163 218	**WH27914707C**	482 163 418
			WH25914709C	482 163 098	**WH26914709C**	482 163 298	**WH27914709C**	482 163 498
2x1 senkrecht Taster + S3			**WH25915400C**	482 112 008	**WH26915400C**	482 112 208	**WH27915400C**	482 112 408
			WH25915403C	482 112 038	**WH26915403C**	482 112 238	**WH27915403C**	482 112 438
			WH25915404C	482 112 048	**WH26915404C**	482 112 248	**WH27915404C**	482 112 448
			WH25915405C	482 112 058	**WH26915405C**	482 112 258	**WH27915405C**	482 112 458
			WH25915407C	482 112 018	**WH26915407C**	482 112 218	**WH27915407C**	482 112 418
			WH25915409C	482 112 098	**WH26915409C**	482 112 298	**WH27915409C**	482 112 498
2x1 senkrecht Blinddeckel + Blinddeckel			**WH25915100C**	378 560 008	**WH26915100C**	378 560 208	**WH27915100C**	378 560 408
			WH25915103C	378 560 038	**WH26915103C**	378 560 238	**WH27915103C**	378 560 438
			WH25915104C	378 560 048	**WH26915104C**	378 560 248	**WH27915104C**	378 560 448
			WH25915105C	378 560 058	**WH26915105C**	378 560 258	**WH27915105C**	378 560 458
			WH25915107C	378 560 018	**WH26915107C**	378 560 218	**WH27915107C**	378 560 418
			WH25915109C	378 560 098	**WH26915109C**	378 560 298	**WH27915109C**	378 560 498
1x2 waagrecht Blinddeckel + Blinddeckel			**WH25917100C**	378 557 008	**WH26917100C**	378 557 208	**WH27917100C**	378 557 408
			WH25917103C	378 557 038	**WH26917103C**	378 557 238	**WH27917103C**	378 557 438
			WH25917104C	378 557 048	**WH26917104C**	378 557 248	**WH27917104C**	378 557 448
			WH25917105C	378 557 058	**WH26917105C**	378 557 258	**WH27917105C**	378 557 458
			WH25917107C	378 557 018	**WH26917107C**	378 557 218	**WH27917107C**	378 557 418
			WH25917109C	378 557 098	**WH26917109C**	378 557 298	**WH27917109C**	378 557 498

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Bezeichnung UP-Kombinationen Grösse I + I, mit Leerplätzen		Farbe	**kallysto.line** komplett 152 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.trend** komplett 154 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.pro** komplett 154 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
2x1 senkrecht leer + S3			**WH25913900C**	551 103 008	**WH26913900C**	551 103 208	**WH27913900C**	551 103 408
			WH25913903C	551 103 038	**WH26913903C**	551 103 238	**WH27913903C**	551 103 438
			WH25913904C	551 103 048	**WH26913904C**	551 103 248	**WH27913904C**	551 103 448
			WH25913905C	551 103 058	**WH26913905C**	551 103 258	**WH27913905C**	551 103 458
			WH25913907C	551 103 018	**WH26913907C**	551 103 218	**WH27913907C**	551 103 418
			WH25913909C	551 103 098	**WH26913909C**	551 103 298	**WH27913909C**	551 103 498
2x1 senkrecht S3 + Leer			**WH25914800C**	482 159 008	**WH26914800C**	482 159 208	**WH27914800C**	482 159 408
			WH25914803C	482 159 038	**WH26914803C**	482 159 238	**WH27914803C**	482 159 438
			WH25914804C	482 159 048	**WH26914804C**	482 159 248	**WH27914804C**	482 159 448
			WH25914805C	482 159 058	**WH26914805C**	482 159 258	**WH27914805C**	482 159 458
			WH25914807C	482 159 018	**WH26914807C**	482 159 218	**WH27914807C**	482 159 418
			WH25914809C	482 159 098	**WH26914809C**	482 159 298	**WH27914809C**	482 159 498
2x1 senkrecht leer + T13			**WH25914100C**	556 103 008	**WH26914100C**	556 103 208	**WH27914100C**	556 103 408
			WH25914103C	556 103 038	**WH26914103C**	556 103 238	**WH27914103C**	556 103 438
			WH25914104C	556 103 048	**WH26914104C**	556 103 248	**WH27914104C**	556 103 448
			WH25914105C	556 103 058	**WH26914105C**	556 103 258	**WH27914105C**	556 103 458
			WH25914107C	556 103 018	**WH26914107C**	556 103 218	**WH27914107C**	556 103 418
			WH25914109C	556 103 098	**WH26914109C**	556 103 298	**WH27914109C**	556 103 498
2x1 senkrecht leer + 3xT13			**WH25914300C**	657 116 008	**WH26914300C**	657 116 208	**WH27914300C**	657 116 408
			WH25914303C	657 116 038	**WH26914303C**	657 116 238	**WH27914303C**	657 116 438
			WH25914304C	657 116 048	**WH26914304C**	657 116 248	**WH27914304C**	657 116 448
			WH25914305C	657 116 058	**WH26914305C**	657 116 258	**WH27914305C**	657 116 458
			WH25914307C	657 116 018	**WH26914307C**	657 116 218	**WH27914307C**	657 116 418
			WH25914309C	657 116 098	**WH26914309C**	657 116 298	**WH27914309C**	657 116 498

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Bezeichnung UP-Kombinationen Grösse I + I, mit Leerplätzen		Farbe	**kallysto.line** komplett 152 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.trend** komplett 154 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.pro** komplett 154 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
2x1 senkrecht leer + Kleinkombination S3/T13			**WH25914500C**	556 133 008	**WH26914500C**	556 133 208	**WH27914500C**	556 133 408
			WH25914503C	556 133 038	**WH26914503C**	556 133 238	**WH27914503C**	556 133 438
			WH25914504C	556 133 048	**WH26914504C**	556 133 248	**WH27914504C**	556 133 448
			WH25914505C	556 133 058	**WH26914505C**	556 133 258	**WH27914505C**	556 133 458
			WH25914507C	556 133 018	**WH26914507C**	556 133 218	**WH27914507C**	556 133 418
			WH25914509C	556 133 098	**WH26914509C**	556 133 298	**WH27914509C**	556 133 498
2x1 senkrecht leer + Sonnerie			**WH25914600C**	482 106 008	**WH26914600C**	482 106 208	**WH27914600C**	482 106 408
			WH25914603C	482 106 038	**WH26914603C**	482 106 238	**WH27914603C**	482 106 438
			WH25914604C	482 106 048	**WH26914604C**	482 106 248	**WH27914604C**	482 106 448
			WH25914605C	482 106 058	**WH26914605C**	482 106 258	**WH27914605C**	482 106 458
			WH25914607C	482 106 018	**WH26914607C**	482 106 218	**WH27914607C**	482 106 418
			WH25914609C	482 106 098	**WH26914609C**	482 106 298	**WH27914609C**	482 106 498
1x2 waagrecht 3x T13 + Leer			**WH25916600C**	657 128 008	**WH26916600C**	657 128 208	**WH27916600C**	657 128 408
			WH25916603C	657 128 038	**WH26916603C**	657 128 238	**WH27916603C**	657 128 438
			WH25916604C	657 128 048	**WH26916604C**	657 128 248	**WH27916604C**	657 128 448
			WH25916605C	657 128 058	**WH26916605C**	657 128 258	**WH27916605C**	657 128 458
			WH25916607C	657 128 018	**WH26916607C**	657 128 218	**WH27916607C**	657 128 418
			WH25916609C	657 128 098	**WH26916609C**	657 128 298	**WH27916609C**	657 128 498
1x2 waagrecht 3x T13S + Leer			**WH25916700C**	657 129 008	**WH26916700C**	657 129 208	**WH27916700C**	657 129 408
			WH25916703C	657 129 038	**WH26916703C**	657 129 238	**WH27916703C**	657 129 438
			WH25916704C	657 129 048	**WH26916704C**	657 129 248	**WH27916704C**	657 129 448
			WH25916705C	657 129 058	**WH26916705C**	657 129 258	**WH27916705C**	657 129 458
			WH25916707C	657 129 018	**WH26916707C**	657 129 218	**WH27916707C**	657 129 418
			WH25916709C	657 129 098	**WH26916709C**	657 129 298	**WH27916709C**	657 129 498
1x2 waagrecht Leer + 3x T13			**WH25916800C**	657 126 008	**WH26916800C**	657 126 208	**WH27916800C**	657 126 408
			WH25916803C	657 126 038	**WH26916803C**	657 126 238	**WH27916803C**	657 126 438
			WH25916804C	657 126 048	**WH26916804C**	657 126 248	**WH27916804C**	657 126 448
			WH25916805C	657 126 058	**WH26916805C**	657 126 258	**WH27916805C**	657 126 458
			WH25916807C	657 126 018	**WH26916807C**	657 126 218	**WH27916807C**	657 126 418
			WH25916809C	657 126 098	**WH26916809C**	657 126 298	**WH27916809C**	657 126 498
1x2 waagrecht Leer + 3x T13S			**WH25916900C**	657 127 008	**WH26916900C**	657 127 208	**WH27916900C**	657 127 408
			WH25916903C	657 127 038	**WH26916903C**	657 127 238	**WH27916903C**	657 127 438
			WH25916904C	657 127 048	**WH26916904C**	657 127 248	**WH27916904C**	657 127 448
			WH25916905C	657 127 058	**WH26916905C**	657 127 258	**WH27916905C**	657 127 458
			WH25916907C	657 127 018	**WH26916907C**	657 127 218	**WH27916907C**	657 127 418
			WH25916909C	657 127 098	**WH26916909C**	657 127 298	**WH27916909C**	657 127 498

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Bezeichnung	Farbe	**kallysto.line** komplett 152 x 92 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**kallysto.trend** komplett 154 x 94 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**kallysto.pro** komplett 154 x 94 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr
2x1 senkrecht T15 + T15 mit Stecktechnik Quickconnect		**WH25917700C**	640 090 008	**WH26917700C**	640 090 208	**WH27917700C**	640 090 408
		WH25917703C	640 090 038	**WH26917703C**	640 090 238	**WH27917703C**	640 090 438
		WH25917704C	640 090 048	**WH26917704C**	640 090 248	**WH27917704C**	640 090 448
		WH25917705C	640 090 058	**WH26917705C**	640 090 258	**WH27917705C**	640 090 458
		WH25917707C	640 090 018	**WH26917707C**	640 090 218	**WH27917707C**	640 090 418
		WH25917709C	640 090 098	**WH26917709C**	640 090 298	**WH27917709C**	640 090 498
2x1 senkrecht T25 + T25 mit Stecktechnik Quickconnect		**WH25917800C**	640 190 008	**WH26917800C**	640 190 208	**WH27917800C**	640 190 408
		WH25917803C	640 190 038	**WH26917803C**	640 190 238	**WH27917803C**	640 190 438
		WH25917804C	640 190 048	**WH26917804C**	640 190 248	**WH27917804C**	640 190 448
		WH25917805C	640 190 058	**WH26917805C**	640 190 258	**WH27917805C**	640 190 458
		WH25917807C	640 190 018	**WH26917807C**	640 190 218	**WH27917807C**	640 190 418
		WH25917809C	640 190 098	**WH26917809C**	640 190 298	**WH27917809C**	640 190 418
2x1 senkrecht T15 + T15 mit Schraubklemmen		**WH25915700C**	641 115 008	**WH26915700C**	641 115 208	**WH27915700C**	641 115 408
		WH25915703C	641 115 038	**WH26915703C**	641 115 238	**WH27915703C**	641 115 438
		WH25915704C	641 115 048	**WH26915704C**	641 115 248	**WH27915704C**	641 115 448
		WH25915705C	641 115 058	**WH26915705C**	641 115 258	**WH27915705C**	641 115 458
		WH25915707C	641 115 018	**WH26915707C**	641 115 218	**WH27915707C**	641 115 418
		WH25915709C	641 115 098	**WH26915709C**	641 115 298	**WH27915709C**	641 115 498
2x1 senkrecht T25 + T25 mit Schraubklemmen		**WH25915800C**	641 630 008	**WH26915800C**	641 630 208	**WH27915800C**	641 630 408
		WH25915803C	641 630 038	**WH26915803C**	641 630 238	**WH27915803C**	641 630 438
		WH25915804C	641 630 048	**WH26915804C**	641 630 248	**WH27915804C**	641 630 448
		WH25915805C	641 630 058	**WH26915805C**	641 630 258	**WH27915805C**	641 630 458
		WH25915807C	641 630 018	**WH26915807C**	641 630 218	**WH27915807C**	641 630 418
		WH25915809C	641 630 098	**WH26915809C**	641 630 298	**WH27915809C**	641 630 498

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Bezeichnung UP Kombinationen Gr. I-I bestückt mit Steckdosen T13 / T23		Farbe	**kallysto.line** komplett 152 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.trend** komplett 154 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.pro** komplett 154 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
2x1 senkrecht T13 + T13			**WH25915500C**	657 113 008	**WH26915500C**	657 113 208	**WH27915500C**	657 113 408
			WH25915503C	657 113 038	**WH26915503C**	657 113 238	**WH27915503C**	657 113 438
			WH25915504C	657 113 048	**WH26915504C**	657 113 248	**WH27915504C**	657 113 448
			WH25915505C	657 113 058	**WH26915505C**	657 113 258	**WH27915505C**	657 113 458
			WH25915507C	657 113 018	**WH26915507C**	657 113 218	**WH27915507C**	657 113 418
			WH25915509C	657 113 098	**WH26915509C**	657 113 298	**WH27915509C**	657 113 498
2x1 senkrecht T23 + T23 mit Steckklemmen			**WH25915600C**	657 630 008	**WH26915600C**	657 630 208	**WH27915600C**	657 630 408
			WH25915603C	657 630 038	**WH26915603C**	657 630 238	**WH27915603C**	657 630 438
			WH25915604C	657 630 048	**WH26915604C**	657 630 248	**WH27915604C**	657 630 448
			WH25915605C	657 630 058	**WH26915605C**	657 630 258	**WH27915605C**	657 630 458
			WH25915607C	657 630 018	**WH26915607C**	657 630 218	**WH27915607C**	657 630 418
			WH25915609C	657 630 098	**WH26915609C**	657 630 298	**WH27915609C**	657 630 498
2x1 senkrecht T23 + T23 mit Schraubklemmen			**WH25916200C**	657 631 008	**WH26916200C**	657 631 208	**WH27916200C**	657 631 408
			WH25916203C	657 631 038	**WH26916203C**	657 631 238	**WH27916203C**	657 631 438
			WH25916204C	657 631 048	**WH26916204C**	657 631 248	**WH27916204C**	657 631 448
			WH25916205C	657 631 058	**WH26916205C**	657 631 258	**WH27916205C**	657 631 458
			WH25916207C	657 631 018	**WH26916207C**	657 631 218	**WH27916207C**	657 631 418
			WH25916209C	657 631 098	**WH26916209C**	657 631 298	**WH27916209C**	657 631 498
1x2 waagrecht T13 + T13			**WH25917000C**	657 213 008	**WH26917000C**	657 213 208	**WH27917000C**	657 213 408
			WH25917003C	657 213 038	**WH26917003C**	657 213 238	**WH27917003C**	657 213 438
			WH25917004C	657 213 048	**WH26917004C**	657 213 248	**WH27917004C**	657 213 448
			WH25917005C	657 213 058	**WH26917005C**	657 213 258	**WH27917005C**	657 213 458
			WH25917007C	657 213 018	**WH26917007C**	657 213 218	**WH27917007C**	657 213 418
			WH25917009C	657 213 098	**WH26917009C**	657 213 298	**WH27917009C**	657 213 498
1x2 waagrecht T23 + T23 mit Steck-klemmen			**WH25916300C**	657 640 008	**WH26916300C**	657 640 208	**WH27916300C**	657 640 408
			WH25916303C	657 640 038	**WH26916303C**	657 640 238	**WH27916303C**	657 640 438
			WH25916304C	657 640 048	**WH26916304C**	657 640 248	**WH27916304C**	657 640 448
			WH25916305C	657 640 058	**WH26916305C**	657 640 258	**WH27916305C**	657 640 458
			WH25916307C	657 640 018	**WH26916307C**	657 640 218	**WH27916307C**	657 640 418
			WH25916309C	657 640 098	**WH26916309C**	657 640 298	**WH27916309C**	657 640 498
1x2 waagrecht T23 + T23 mit Schraub-klemmen			**WH25916400C**	657 641 008	**WH26916400C**	657 641 208	**WH27916400C**	657 641 408
			WH25916403C	657 641 038	**WH26916403C**	657 641 238	**WH27916403C**	657 641 438
			WH25916404C	657 641 048	**WH26916404C**	657 641 248	**WH27916404C**	657 641 448
			WH25916405C	657 641 058	**WH26916405C**	657 641 258	**WH27916405C**	657 641 458
			WH25916407C	657 641 018	**WH26916407C**	657 641 218	**WH27916407C**	657 641 418
			WH25916409C	657 641 098	**WH26916409C**	657 641 298	**WH27916409C**	657 641 498

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Bezeichnung UP Kombinationen Gr. I-I bestückt mit Steckdosen T13 / T23		Farbe	**kallysto.line** komplett 212 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.trend** komplett 214 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.pro** komplett 214 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
3x1 senkrecht **3x S3**			**WH25917200C**	482 200 008	**WH26917200C**	482 200 208	**WH27917200C**	482 200 408
			WH25917203C	482 200 038	**WH26917203C**	482 200 238	**WH27917203C**	482 200 438
			WH25917204C	482 200 048	**WH26917204C**	482 200 248	**WH27917204C**	482 200 448
			WH25917205C	482 200 058	**WH26917205C**	482 200 258	**WH27917205C**	482 200 458
			WH25917207C	482 200 018	**WH26917207C**	482 200 218	**WH27917207C**	482 200 418
			WH25917209C	482 200 098	**WH26917209C**	482 200 298	**WH27917209C**	482 200 498
3x1 senkrecht **S3 + S3 + T13**			**WH25917300C**	482 226 008	**WH26917300C**	482 226 208	**WH27917300C**	482 226 408
			WH25917303C	482 226 038	**WH26917303C**	482 226 238	**WH27917303C**	482 226 438
			WH25917304C	482 226 048	**WH26917304C**	482 226 248	**WH27917304C**	482 226 448
			WH25917305C	482 226 058	**WH26917305C**	482 226 258	**WH27917305C**	482 226 458
			WH25917307C	482 226 018	**WH26917307C**	482 226 218	**WH27917307C**	482 226 418
			WH25917309C	482 226 098	**WH26917309C**	482 226 298	**WH27917309C**	482 226 498
2x1 senkrecht **S3 + S3 + S3/T13**			**WH25917400C**	482 222 008	**WH26917400C**	482 222 208	**WH27917400C**	482 222 408
			WH25917403C	482 222 038	**WH26917403C**	482 222 238	**WH27917403C**	482 222 438
			WH25917404C	482 222 048	**WH26917404C**	482 222 248	**WH27917404C**	482 222 448
			WH25917405C	482 222 058	**WH26917405C**	482 222 258	**WH27917405C**	482 222 458
			WH25917407C	482 222 018	**WH26917407C**	482 222 218	**WH27917407C**	482 222 418
			WH25917409C	482 222 098	**WH26917409C**	482 222 298	**WH27917409C**	482 222 498

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Bezeichnung AP-Kombinationen, Grösse I + I, bestückt, Höhe = 54 mm	Farbe	**Aufputz** komplett 88 x 148 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** komplett 88 x 148 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** komplett 88 x 148 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
2x1 senkrecht S3 + T13		**WH23912200Q**	283 404 003				
		WH23912203Q	283 404 042				
		WH23912204Q	283 404 043				
		WH23912205Q	283 404 953				
		WH23912207Q	283 404 913				
		WH23912209Q	283 404 993				
2x1 senkrecht S3 + 3xT13				**WH23912400Q**	283 405 003		
				WH23912403Q	283 405 033		
				WH23912404Q	283 405 043		
				WH23912405Q	283 405 953		
				WH23912407Q	283 405 913		
				WH23912409Q	283 405 993		
2x1 senkrecht S1 bestückt (3+3) + T13						**WH23913000Q**	283 325 003
						WH23913003Q	283 325 033
						WH23913004Q	283 325 043
						WH23913005Q	283 325 953
						WH23913007Q	283 325 913
						WH23913009Q	283 325 993
2x1 senkrecht bestückt S1 (3+3) + 3xT13							
2x1 senkrecht leer + 3xT13							

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Aufputz
komplett
88 x 148 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH23913200Q	283 406 003
WH23913203Q	283 406 033
WH23913204Q	283 406 043
WH23913205Q	283 406 953
WH23913207Q	283 406 913
WH23913209Q	283 406 993

Aufputz
komplett
88 x 148 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH23914300Q	283 153 003
WH23914303Q	283 153 033
WH23914304Q	283 153 043
WH23914305Q	283 153 953
WH23914307Q	283 153 913
WH23914309Q	283 153 993

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~ mit Schraubklemmen, Typ Kraus & Naimer Blue Line		Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Ausschalter Schema 0/1-polig Einbautiefe 38 mm			**WH25180100C**	547 001 008	**WH26180100C**	547 001 208	**WH27180100C**	547 001 408
			WH25180103C	547 001 038	**WH26180103C**	547 001 238	**WH27180103C**	547 001 438
			WH25180104C	547 001 048	**WH26180104C**	547 001 248	**WH27180104C**	547 001 448
			WH25180105C	547 001 058	**WH26180105C**	547 001 258	**WH27180105C**	547 001 458
			WH25180107C	547 001 018	**WH26180107C**	547 001 218	**WH27180107C**	547 001 418
			WH25180109C	547 001 098	**WH26180109C**	547 001 298	**WH27180109C**	547 001 498
Ausschalter Schema 0/2-polig Einbautiefe 38 mm			**WH25180200C**	547 002 008	**WH26180200C**	547 002 208	**WH27180200C**	547 002 408
			WH25180203C	547 002 038	**WH26180203C**	547 002 238	**WH27180203C**	547 002 438
			WH25180204C	547 002 048	**WH26180204C**	547 002 248	**WH27180204C**	547 002 448
			WH25180205C	547 002 058	**WH26180205C**	547 002 258	**WH27180205C**	547 002 458
			WH25180207C	547 002 018	**WH26180207C**	547 002 218	**WH27180207C**	547 002 418
			WH25180209C	547 002 098	**WH26180209C**	547 002 298	**WH27180209C**	547 002 498
Ausschalter Schema 0/3-polig Einbautiefe 46 m			**WH25180300C**	547 003 008	**WH26180300C**	547 003 208	**WH27180300C**	547 003 408
			WH25180303C	547 003 038	**WH26180303C**	547 003 238	**WH27180303C**	547 003 438
			WH25180304C	547 003 048	**WH26180304C**	547 003 248	**WH27180304C**	547 003 448
			WH25180305C	547 003 058	**WH26180305C**	547 003 258	**WH27180305C**	547 003 458
			WH25180307C	547 003 018	**WH26180307C**	547 003 218	**WH27180307C**	547 003 418
			WH25180309C	547 003 098	**WH26180309C**	547 003 298	**WH27180309C**	547 003 498

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20180100A	547 301 008
WH20180103A	547 301 038
WH20180104A	547 301 048
WH20180105A	547 301 058
WH20180107A	547 301 018
WH20180109A	547 301 098
WH20180200A	547 302 008
WH20180203A	547 302 038
WH20180204A	547 302 048
WH20180205A	547 302 058
WH20180207A	547 302 018
WH20180209A	547 302 098
WH20180300A	547 303 008
WH20180303A	547 303 038
WH20180304A	547 303 048
WH20180305A	547 303 058
WH20180307A	547 303 018
WH20180309A	547 303 098

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20180100B	547 601 008
WH20180103B	547 601 038
WH20180104B	547 601 048
WH20180105B	547 601 058
WH20180107B	547 601 018
WH20180109B	547 601 098
WH20180200B	547 602 008
WH20180203B	547 602 038
WH20180204B	547 602 048
WH20180205B	547 602 058
WH20180207B	547 602 018
WH20180209B	547 602 098
WH20180300B	547 603 008
WH20180303B	547 603 038
WH20180304B	547 603 048
WH20180305B	547 603 058
WH20180307B	547 603 018
WH20180309B	547 603 098

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH23180100Q	267 652 003
WH23180103Q	267 652 033
WH23180104Q	267 652 043
WH23180105Q	267 652 953
WH23180107Q	267 652 913
WH23180109Q	267 652 993
WH23180200Q	267 664 003
WH23180203Q	267 664 033
WH23180204Q	267 664 043
WH23180205Q	267 664 953
WH23180207Q	267 664 913
WH23180209Q	267 664 993

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 64 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH23180300Q	267 665 003
WH23180303Q	267 665 033
WH23180304Q	267 665 043
WH23180305Q	267 665 953
WH23180307Q	267 665 913
WH23180309Q	267 665 993

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung		Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Umschalter Schema 2/1-polig Einbautiefe 38 mm			**WH25180500C**	547 020 008	**WH26180500C**	547 020 208	**WH27180500C**	547 020 408
			WH25180503C	547 020 038	**WH26180503C**	547 020 238	**WH27180503C**	547 020 438
			WH25180504C	547 020 048	**WH26180504C**	547 020 248	**WH27180504C**	547 020 448
			WH25180505C	547 020 058	**WH26180505C**	547 020 258	**WH27180505C**	547 020 458
			WH25180507C	547 020 018	**WH26180507C**	547 020 218	**WH27180507C**	547 020 418
			WH25180509C	547 020 098	**WH26180509C**	547 020 298	**WH27180509C**	547 020 498
Umschalter Schema 2/1-polig 0-AUT-0-HAND Einbautiefe 38 mm			**WH25181000C**	547 023 008	**WH26181000C**	547 023 208	**WH27181000C**	547 023 408
			WH25181003C	547 023 038	**WH26181003C**	547 023 238	**WH27181003C**	547 023 438
			WH25181004C	547 023 048	**WH26181004C**	547 023 248	**WH27181004C**	547 023 448
			WH25181005C	547 023 058	**WH26181005C**	547 023 258	**WH27181005C**	547 023 458
			WH25181007C	547 023 018	**WH26181007C**	547 023 218	**WH27181007C**	547 023 418
			WH25181009C	547 023 098	**WH26181009C**	547 023 298	**WH27181009C**	547 023 498
Umschalter Schema 2/1-polig 0-AUT-0-MAN Einbautiefe 38 mm			**WH25181100C**	547 024 008	**WH26181100C**	547 024 208	**WH27181100C**	547 024 408
			WH25181103C	547 024 038	**WH26181103C**	547 024 238	**WH27181103C**	547 024 438
			WH25181104C	547 024 048	**WH26181104C**	547 024 248	**WH27181104C**	547 024 448
			WH25181105C	547 024 058	**WH26181105C**	547 024 258	**WH27181105C**	547 024 458
			WH25181107C	547 024 018	**WH26181107C**	547 024 218	**WH27181107C**	547 024 418
			WH25181109C	547 024 098	**WH26181109C**	547 024 298	**WH27181109C**	547 024 498
Umschalter Schema 5/1-polig 0-1-2-3 Einbautiefe 49 mm			**WH25181200C**	547 025 008	**WH26181200C**	547 025 208	**WH27181200C**	547 025 408
			WH25181203C	547 025 038	**WH26181203C**	547 025 238	**WH27181203C**	547 025 438
			WH25181204C	547 025 048	**WH26181204C**	547 025 248	**WH27181204C**	547 025 448
			WH25181205C	547 025 058	**WH26181205C**	547 025 258	**WH27181205C**	547 025 458
			WH25181207C	547 025 018	**WH26181207C**	547 025 218	**WH27181207C**	547 025 418
			WH25181209C	547 025 098	**WH26181209C**	547 025 298	**WH27181209C**	547 025 498

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20180500A	547 320 003
WH20180503A	547 320 033
WH20180504A	547 320 043
WH20180505A	547 320 953
WH20180507A	547 320 913
WH20180509A	547 320 993
WH20181000A	547 323 003
WH20181003A	547 323 033
WH20181004A	547 323 043
WH20181005A	547 323 953
WH20181007A	547 323 913
WH20181009A	547 323 993
WH20181100A	547 324 003
WH20181103A	547 324 033
WH20181104A	547 324 043
WH20181105A	547 324 953
WH20181107A	547 324 913
WH20181109A	547 324 993
WH20181200A	547 325 003
WH20181203A	547 325 033
WH20181204A	547 325 043
WH20181205A	547 325 953
WH20181207A	547 325 913
WH20181209A	547 325 993

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20180500B	547 620 003
WH20180503B	547 620 033
WH20180504B	547 620 043
WH20180505B	547 620 953
WH20180507B	547 620 913
WH20180509B	547 620 993
WH20181000B	547 623 003
WH20181003B	547 623 033
WH20181004B	547 623 043
WH20181005B	547 623 953
WH20181007B	547 623 913
WH20181009B	547 623 993
WH20181100B	547 624 003
WH20181103B	547 624 033
WH20181104B	547 624 043
WH20181105B	547 624 953
WH20181107B	547 624 913
WH20181109B	547 624 993
WH20181200B	547 625 003
WH20181203B	547 625 033
WH20181204B	547 625 043
WH20181205B	547 625 953
WH20181207B	547 625 913
WH20181209B	547 625 993

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH23180500Q	267 670 003
WH23180503Q	267 670 033
WH23180504Q	267 670 043
WH23180505Q	267 670 953
WH23180507Q	267 670 913
WH23180509Q	267 670 993
WH23181000Q	267 668 003
WH23181003Q	267 668 033
WH23181004Q	267 668 043
WH23181005Q	267 668 953
WH23181007Q	267 668 913
WH23181009Q	267 668 993
WH23181100Q	267 669 003
WH23181103Q	267 669 033
WH23181104Q	267 669 043
WH23181105Q	267 669 953
WH23181107Q	267 669 913
WH23181109Q	267 669 993
WH23181200Q	267 673 003
WH23181203Q	267 673 033
WH23181204Q	267 673 043
WH23181205Q	267 673 953
WH23181207Q	267 673 913
WH23181209Q	267 673 993

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 64 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~ mit Schraubklemmen, Typ Kraus & Naimer Blue Line		Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Wechselschalter Schema 3/1-polig Einbautiefe 38 mm			**WH25180600C**	547 030 008	**WH26180600C**	547 030 208	**WH27180600C**	547 030 408
			WH25180603C	547 030 038	**WH26180603C**	547 030 238	**WH27180603C**	547 030 438
			WH25180604C	547 030 048	**WH26180604C**	547 030 248	**WH27180604C**	547 030 448
			WH25180605C	547 030 058	**WH26180605C**	547 030 258	**WH27180605C**	547 030 458
			WH25180607C	547 030 018	**WH26180607C**	547 030 218	**WH27180607C**	547 030 418
			WH25180609C	547 030 098	**WH26180609C**	547 030 298	**WH27180609C**	547 030 498
Serieschalter Schema 1/1-polig Einbautiefe 38 mm			**WH25180400C**	547 010 008	**WH26180400C**	547 010 208	**WH27180400C**	547 010 408
			WH25180403C	547 010 038	**WH26180403C**	547 010 238	**WH27180403C**	547 010 438
			WH25180404C	547 010 048	**WH26180404C**	547 010 248	**WH27180404C**	547 010 448
			WH25180405C	547 010 058	**WH26180405C**	547 010 258	**WH27180405C**	547 010 458
			WH25180407C	547 010 018	**WH26180407C**	547 010 218	**WH27180407C**	547 010 418
			WH25180409C	547 010 098	**WH26180409C**	547 010 298	**WH27180409C**	547 010 498
Schwenktaster, Schliesser 1-polig Einbautiefe 38 mm			**WH25180700C**	547 051 008	**WH26180700C**	547 051 208	**WH27180700C**	547 051 408
			WH25180703C	547 051 038	**WH26180703C**	547 051 238	**WH27180703C**	547 051 438
			WH25180704C	547 051 048	**WH26180704C**	547 051 248	**WH27180704C**	547 051 448
			WH25180705C	547 051 058	**WH26180705C**	547 051 258	**WH27180705C**	547 051 458
			WH25180707C	547 051 018	**WH26180707C**	547 051 218	**WH27180707C**	547 051 418
			WH25180709C	547 051 098	**WH26180709C**	547 051 298	**WH27180709C**	547 051 498
Schwenktaster, Schliesser 2-polig Einbautiefe 38 mm			**WH25180800C**	547 052 008	**WH26180800C**	547 052 208	**WH27180800C**	547 052 408
			WH25180803C	547 052 038	**WH26180803C**	547 052 238	**WH27180803C**	547 052 438
			WH25180804C	547 052 048	**WH26180804C**	547 052 248	**WH27180804C**	547 052 448
			WH25180805C	547 052 058	**WH26180805C**	547 052 258	**WH27180805C**	547 052 458
			WH25180807C	547 052 018	**WH26180807C**	547 052 218	**WH27180807C**	547 052 418
			WH25180809C	547 052 098	**WH26180809C**	547 052 298	**WH27180809C**	547 052 498
Schwenktaster, Wechsler Einbautiefe 38 mm			**WH25180900C**	547 061 008	**WH26180900C**	547 061 208	**WH27180900C**	547 061 408
			WH25180903C	547 061 038	**WH26180903C**	547 061 238	**WH27180903C**	547 061 438
			WH25180904C	547 061 048	**WH26180904C**	547 061 248	**WH27180904C**	547 061 448
			WH25180905C	547 061 058	**WH26180905C**	547 061 258	**WH27180905C**	547 061 458
			WH25180907C	547 061 018	**WH26180907C**	547 061 218	**WH27180907C**	547 061 418
			WH25180909C	547 061 098	**WH26180909C**	547 061 298	**WH27180909C**	547 061 498

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20180600A	547 330 003	**WH20180600B**	547 630 003	**WH23180600Q**	267 671 003
WH20180603A	547 330 033	**WH20180603B**	547 630 033	**WH23180603Q**	267 671 033
WH20180604A	547 330 043	**WH20180604B**	547 630 043	**WH23180604Q**	267 671 043
WH20180605A	547 330 953	**WH20180605B**	547 630 953	**WH23180605Q**	267 671 953
WH20180607A	547 330 913	**WH20180607B**	547 630 913	**WH23180607Q**	267 671 913
WH20180609A	547 330 993	**WH20180609B**	547 630 993	**WH23180609Q**	267 671 993
WH20180400A	547 310 003	**WH20180400B**	547 610 003	**WH23180400Q**	267 667 003
WH20180403A	547 310 033	**WH20180403B**	547 610 033	**WH23180403Q**	267 667 033
WH20180404A	547 310 043	**WH20180404B**	547 610 043	**WH23180404Q**	267 667 043
WH20180405A	547 310 953	**WH20180405B**	547 610 953	**WH23180405Q**	267 667 953
WH20180407A	547 310 913	**WH20180407B**	547 610 913	**WH23180407Q**	267 667 913
WH20180409A	547 310 993	**WH20180409B**	547 610 993	**WH23180409Q**	267 667 993
WH20180700A	547 351 003	**WH20180700B**	547 651 003	**WH23180700Q**	267 053 003
WH20180703A	547 351 033	**WH20180703B**	547 651 033	**WH23180703Q**	267 053 033
WH20180704A	547 351 043	**WH20180704B**	547 651 043	**WH23180704Q**	267 053 043
WH20180705A	547 351 953	**WH20180705B**	547 651 953	**WH23180705Q**	267 053 953
WH20180707A	547 351 913	**WH20180707B**	547 651 913	**WH23180707Q**	267 053 913
WH20180709A	547 351 993	**WH20180709B**	547 651 993	**WH23180709Q**	267 053 993
WH20180800A	547 352 003	**WH20180800B**	547 652 003	**WH23180800Q**	267 663 003
WH20180803A	547 352 033	**WH20180803B**	547 652 033	**WH23180803Q**	267 663 033
WH20180804A	547 352 043	**WH20180804B**	547 652 043	**WH23180804Q**	267 663 043
WH20180805A	547 352 953	**WH20180805B**	547 652 953	**WH23180805Q**	267 663 953
WH20180807A	547 352 913	**WH20180807B**	547 652 913	**WH23180807Q**	267 663 913
WH20180809A	547 352 993	**WH20180809B**	547 652 993	**WH23180809Q**	267 663 993
WH20180900A	547 361 003	**WH20180900B**	547 661 003	**WH23180900Q**	267 063 003
WH20180903A	547 361 033	**WH20180903B**	547 661 033	**WH23180903Q**	267 063 033
WH20180904A	547 361 043	**WH20180904B**	547 661 043	**WH23180904Q**	267 063 043
WH20180905A	547 361 953	**WH20180905B**	547 661 953	**WH23180905Q**	267 063 953
WH20180907A	547 361 913	**WH20180907B**	547 661 913	**WH23180907Q**	267 063 913
WH20180909A	547 361 993	**WH20180909B**	547 661 993	**WH23180909Q**	267 063 993

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung Drehschalter für Rauchabzug 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~ mit Schraubklemmen, Typ Kraus & Naimer Blue Line		Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Ausschalter Schema 0/1-polig, Beschriftung Deutsch Einbautiefe 38 mm			**WH25181300C**	547 031 008	**WH26181300C**	547 031 208	**WH27181300C**	547 031 408
Ausschalter Schema 0/1-polig, Beschriftung Französisch Einbautiefe 38 mm			**WH25181400C**	547 032 008	**WH26181400C**	547 032 208	**WH27181400C**	547 032 408
Ausschalter Schema 0/1-polig, Beschriftung Italienisch Einbautiefe 38 mm			**WH25181500C**	547 033 008	**WH26181500C**	547 033 208	**WH27181500C**	547 033 408

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH23181300Q	267 034 003
WH23181400Q	267 035 003
WH23181500Q	267 036 003

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung		Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
NOT-AUS Taster mit Verriegelung, 250 V~ Einbautiefe 35 mm, 1 Schliess- und 1 Öffnerkontakt			**WH25390200C**	547 390 008	**WH26390200C**	547 390 208	**WH27390200C**	547 390 408
			WH25390203C	547 390 038	**WH26390203C**	547 390 238	**WH27390203C**	547 390 438
			WH25390204C	547 390 048	**WH26390204C**	547 390 248	**WH27390204C**	547 390 448
			WH25390205C	547 390 058	**WH26390205C**	547 390 258	**WH27390205C**	547 390 458
			WH25390207C	547 390 018	**WH26390207C**	547 390 218	**WH27390207C**	547 390 418
			WH25390209C	547 390 098	**WH26390209C**	547 390 298	**WH27390209C**	547 390 498
NOT-AUS Schlüssel-Taster mit Verriegelung, 250 V~ mit 2 Schlüsseln, Einbautiefe 35 mm, 1 Schliess- und 1 Öffnerkontakt			**WH25390300C**	547 380 008	**WH27390300C**	547 380 408	**WH27390300C**	547 380 408
			WH25390303C	547 380 038	**WH27390303C**	547 380 438	**WH27390303C**	547 380 438
			WH25390304C	547 380 048	**WH27390304C**	547 380 448	**WH27390304C**	547 380 448
			WH25390305C	547 380 058	**WH27390305C**	547 380 458	**WH27390305C**	547 380 458
			WH25390307C	547 380 018	**WH27390307C**	547 380 418	**WH27390307C**	547 380 418
			WH25390309C	547 380 098	**WH27390309C**	547 380 498	**WH27390309C**	547 380 498

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20390200A	547 396 003
WH20390203A	547 396 033
WH20390204A	547 396 043
WH20390205A	547 396 953
WH20390207A	547 396 913
WH20390209A	547 396 993

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20390300A	547 386 003
WH20390303A	547 386 033
WH20390304A	547 386 043
WH20390305A	547 386 953
WH20390307A	547 386 913
WH20390309A	547 386 993

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20390200B	547 393 003
WH20390203B	547 393 033
WH20390204B	547 393 043
WH20390205B	547 393 953
WH20390207B	547 393 913
WH20390209B	547 393 993

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20390300B	547 383 003
WH20390303B	547 383 033
WH20390304B	547 383 043
WH20390305B	547 383 953
WH20390307B	547 383 913
WH20390309B	547 383 993

Baukasten - Ersatzteile
Front

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20390200H	378 118 003
WH20390203H	378 118 033
WH20390204H	378 118 043
WH20390205H	378 118 953
WH20390207H	378 118 913
WH20390209H	378 118 993

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20390200H	378 118 003
WH20390203H	378 118 033
WH20390204H	378 118 043
WH20390205H	378 118 953
WH20390207H	378 118 913
WH20390209H	378 118 993

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 64 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH23390200Q	547 391 003
WH23390203Q	547 391 033
WH23390204Q	547 391 043
WH23390205Q	547 391 953
WH23390207Q	547 391 913
WH23390209Q	547 391 993

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH23390300Q	547 381 003
WH23390303Q	547 381 033
WH23390304Q	547 381 043
WH23390305Q	547 381 953
WH23390307Q	547 381 913
WH23390309Q	547 381 993

▶ Seite 600

WH20180100H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Drehschalter
- 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~
- mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Front Drehschalter Sch 0, Ultraweiss	38 mm	1	**WH20180100H**	378 120 003
Front Drehschalter Sch 0, Lichtgrau	38 mm	1	**WH20180103H**	378 120 033
Front Drehschalter Sch 0, Anthrazit	38 mm	1	**WH20180104H**	378 120 043
Front Drehschalter Sch 0, Schwarz	38 mm	1	**WH20180105H**	378 120 953
Front Drehschalter Sch 0, Beige	38 mm	1	**WH20180107H**	378 120 913
Front Drehschalter Sch 0, Braun	38 mm	1	**WH20180109H**	378 120 993

WH20180400H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Drehschalter
- 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~
- mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Front Drehschalter Sch 1, Ultraweiss	38 mm	1	**WH20180400H**	378 121 003
Front Drehschalter Sch 1, Lichtgrau	38 mm	1	**WH20180403H**	378 121 033
Front Drehschalter Sch 1, Anthrazit	38 mm	1	**WH20180404H**	378 121 043
Front Drehschalter Sch 1, Schwarz	38 mm	1	**WH20180405H**	378 121 953
Front Drehschalter Sch 1, Beige	38 mm	1	**WH20180407H**	378 121 913
Front Drehschalter Sch 1, Braun	38 mm	1	**WH20180409H**	378 121 993



WH20180500H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Drehschalter
- 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~
- mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Front Drehschalter Sch 2, Ultraweiss	38 mm	1	**WH20180500H**	378 122 003
Front Drehschalter Sch 2, Lichtgrau	38 mm	1	**WH20180503H**	378 122 033
Front Drehschalter Sch 2, Anthrazit	38 mm	1	**WH20180504H**	378 122 043
Front Drehschalter Sch 2, Schwarz	38 mm	1	**WH20180505H**	378 122 953
Front Drehschalter Sch 2, Beige	38 mm	1	**WH20180507H**	378 122 913
Front Drehschalter Sch 2, Braun	38 mm	1	**WH20180509H**	378 122 993

WH20180600H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Drehschalter
- 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~
- mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Front Drehschalter Sch 3, Ultraweiss	38 mm	1	**WH20180600H**	378 123 003
Front Drehschalter Sch 3, Lichtgrau	38 mm	1	**WH20180603H**	378 123 033
Front Drehschalter Sch 3, Anthrazit	38 mm	1	**WH20180604H**	378 123 043
Front Drehschalter Sch 3, Schwarz	38 mm	1	**WH20180605H**	378 123 953
Front Drehschalter Sch 3, Beige	38 mm	1	**WH20180607H**	378 123 913
Front Drehschalter Sch 3, Braun	38 mm	1	**WH20180609H**	378 123 993

▶ Seite 600

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH20181200H	**Baukasten,** Ersatzteil, Front - Drehschalter - 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~ - mit Schraubklemmen				
	Front Drehschalter Sch 5, Ultraweiss	38 mm	1	**WH20181200H**	378 190 003
	Front Drehschalter Sch 5, Lichtgrau	38 mm	1	**WH20181203H**	378 190 033
	Front Drehschalter Sch 5, Anthrazit	38 mm	1	**WH20181204H**	378 190 043
	Front Drehschalter Sch 5, Schwarz	38 mm	1	**WH20181205H**	378 190 953
	Front Drehschalter Sch 5, Beige	38 mm	1	**WH20181207H**	378 190 913
	Front Drehschalter Sch 5, Braun	38 mm	1	**WH20181209H**	378 190 993
WH20181000H	**Baukasten,** Ersatzteil, Front - Drehschalter - 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~ - mit Schraubklemmen				
	Front Drehschalter Sch 2 0-Auto-0-Hand, Ultraweiss	38 mm	1	**WH20181000H**	378 126 003
	Front Drehschalter Sch 2 0-Auto-0-Hand, Lichtgrau	38 mm	1	**WH20181003H**	378 126 033
	Front Drehschalter Sch 2 0-Auto-0-Hand, Anthrazit	38 mm	1	**WH20181004H**	378 126 043
	Front Drehschalter Sch 2 0-Auto-0-Hand, Schwarz	38 mm	1	**WH20181005H**	378 126 953
	Front Drehschalter Sch 2 0-Auto-0-Hand, Beige	38 mm	1	**WH20181007H**	378 126 913
	Front Drehschalter Sch 2 0-Auto-0-Hand, Braun	38 mm	1	**WH20181009H**	378 126 993
WH20181100H	**Baukasten,** Ersatzteil, Front - Drehschalter - 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~ - mit Schraubklemmen				
	Front Drehschalter Sch 2 0-Auto-0-Man, Ultraweiss	38 mm	1	**WH20181100H**	378 127 003
	Front Drehschalter Sch 2 0-Auto-0-Man, Lichtgrau	38 mm	1	**WH20181103H**	378 127 033
	Front Drehschalter Sch 2 0-Auto-0-Man, Anthrazit	38 mm	1	**WH20181104H**	378 127 043
	Front Drehschalter Sch 2 0-Auto-0-Man, Schwarz	38 mm	1	**WH20181105H**	378 127 953
	Front Drehschalter Sch 2 0-Auto-0-Man, Beige	38 mm	1	**WH20181107H**	378 127 913
	Front Drehschalter Sch 2 0-Auto-0-Man, Braun	38 mm	1	**WH20181109H**	378 127 993

▶ Seite 600

WH20180700H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Drehschalter
- 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~
- mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Front Schwenktaster Schliesser weiss, Ultraweiss	38 mm	1	**WH20180700H**	378 124 003
Front Schwenktaster Schliesser weiss, Lichtgrau	38 mm	1	**WH20180703H**	378 124 033
Front Schwenktaster Schliesser weiss, Anthrazit	38 mm	1	**WH20180704H**	378 124 043
Front Schwenktaster Schliesser weiss, Schwarz	38 mm	1	**WH20180705H**	378 124 953
Front Schwenktaster Schliesser weiss, Beige	38 mm	1	**WH20180707H**	378 124 913
Front Schwenktaster Schliesser weiss, Braun	38 mm	1	**WH20180709H**	378 124 993

WH20180900H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Drehschalter
- 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~
- mit Schraubklemmen

Front Schwenktaster Wechsler, Ultraweiss	38 mm	1	**WH20180900H**	378 150 003
Front Schwenktaster Wechsler, Lichtgrau	38 mm	1	**WH20180903H**	378 150 033
Front Schwenktaster Wechsler, Anthrazit	38 mm	1	**WH20180904H**	378 150 043
Front Schwenktaster Wechsler, Schwarz	38 mm	1	**WH20180905H**	378 150 953
Front Schwenktaster Wechsler, Beige	38 mm	1	**WH20180907H**	378 150 913
Front Schwenktaster Wechsler, Braun	38 mm	1	**WH20180909H**	378 150 993

▶ Seite 600

WH101801F

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~ - mit Schraubklemmen				
Ausschalter Schema 0/1-polig	38 mm	1	**WH101801F**	547 968 003
Ausschalter Schema 0/2-polig	38 mm	1	**WH101802F**	547 969 003
Ausschalter Schema 0/3-polig	38 mm	1	**WH101803F**	547 970 003
Umschalter Schema 2/1-polig	38 mm	1	**WH101805F**	547 972 003
Umschalter Schema 5/1-polig	49 mm	1	**WH101812F**	547 825 003
Wechselschalter Schema 3/1-polig	38 mm	1	**WH101806F**	547 973 002
Serieschalter Schema 1/1-polig	38 mm	1	**WH101804F**	547 971 003
Schwenktaster, Schliesser 1-polig	38 mm	1	**WH101807F**	547 974 003
Schwenktaster, Schliesser 2-polig	38 mm	1	**WH101808F**	547 975 003
Schwenktaster, Wechsler	38 mm	1	**WH101809F**	547 976 003

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung		Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Ausschalter Schema 0/1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH25184100C**	547 101 008	**WH26184100C**	547 101 208	**WH27184100C**	547 101 408
			WH25184103C	547 101 038	**WH26184103C**	547 101 238	**WH27184103C**	547 101 438
			WH25184104C	547 101 048	**WH26184104C**	547 101 248	**WH27184104C**	547 101 448
			WH25184105C	547 101 058	**WH26184105C**	547 101 258	**WH27184105C**	547 101 458
			WH25184107C	547 101 018	**WH26184107C**	547 101 218	**WH27184107C**	547 101 418
			WH25184109C	547 101 098	**WH26184109C**	547 101 298	**WH27184109C**	547 101 498
Schema 0/2-polig Einbautiefe 63 mm			**WH25184200C**	547 102 008	**WH26184200C**	547 102 208	**WH27184200C**	547 102 408
			WH25184203C	547 102 038	**WH26184203C**	547 102 238	**WH27184203C**	547 102 438
			WH25184204C	547 102 048	**WH26184204C**	547 102 248	**WH27184204C**	547 102 448
			WH25184205C	547 102 058	**WH26184205C**	547 102 258	**WH27184205C**	547 102 458
			WH25184207C	547 102 018	**WH26184207C**	547 102 218	**WH27184207C**	547 102 418
			WH25184209C	547 102 098	**WH26184209C**	547 102 298	**WH27184209C**	547 102 498
Ausschalter Schema 0/3-polig Einbautiefe 77 m			**WH25184300C**	547 103 008	**WH26184300C**	547 103 208	**WH27184300C**	547 103 408
			WH25184303C	547 103 038	**WH26184303C**	547 103 238	**WH27184303C**	547 103 438
			WH25184304C	547 103 048	**WH26184304C**	547 103 248	**WH27184304C**	547 103 448
			WH25184305C	547 103 058	**WH26184305C**	547 103 258	**WH27184305C**	547 103 458
			WH25184307C	547 103 018	**WH26184307C**	547 103 218	**WH27184307C**	547 103 418
			WH25184309C	547 103 098	**WH26184309C**	547 103 298	**WH27184309C**	547 103 498

- Typ Kraus & Naimer Blue Line, Sicherheitsschloss Zylinder KABA 8 Typ 1065A

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen (Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
WH20184100A	547 401 003	**WH20184100B**	547 701 003
WH20184103A	547 401 033	**WH20184103B**	547 701 033
WH20184104A	547 401 043	**WH20184104B**	547 701 043
WH20184105A	547 401 953	**WH20184105B**	547 701 953
WH20184107A	547 401 913	**WH20184107B**	547 701 913
WH20184109A	547 401 993	**WH20184109B**	547 701 993
WH20184200A	547 402 003	**WH20184200B**	547 702 003
WH20184203A	547 402 033	**WH20184203B**	547 702 033
WH20184204A	547 402 043	**WH20184204B**	547 702 043
WH20184205A	547 402 953	**WH20184205B**	547 702 953
WH20184207A	547 402 913	**WH20184207B**	547 702 913
WH20184209A	547 402 993	**WH20184209B**	547 702 993
WH20184300A	547 403 003	**WH20184300B**	547 703 003
WH20184303A	547 403 033	**WH20184303B**	547 703 033
WH20184304A	547 403 043	**WH20184304B**	547 703 043
WH20184305A	547 403 953	**WH20184305B**	547 703 953
WH20184307A	547 403 913	**WH20184307B**	547 703 913
WH20184309A	547 403 993	**WH20184309B**	547 703 993

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung		Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Umschalter Schema 2/1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH25184500C**	547 120 008	**WH26184500C**	547 120 208	**WH27184500C**	547 120 408
			WH25184503C	547 120 038	**WH26184503C**	547 120 238	**WH27184503C**	547 120 438
			WH25184504C	547 120 048	**WH26184504C**	547 120 248	**WH27184504C**	547 120 448
			WH25184505C	547 120 058	**WH26184505C**	547 120 258	**WH27184505C**	547 120 458
			WH25184507C	547 120 018	**WH26184507C**	547 120 218	**WH27184507C**	547 120 418
			WH25184509C	547 120 098	**WH26184509C**	547 120 298	**WH27184509C**	547 120 498
Umschalter Schema 2/1-polig 0-AUT-0-HAND Einbautiefe 63 mm			**WH25185000C**	547 070 008	**WH26185000C**	547 070 208	**WH27185000C**	547 070 408
			WH25185003C	547 070 038	**WH26185003C**	547 070 238	**WH27185003C**	547 070 438
			WH25185004C	547 070 048	**WH26185004C**	547 070 248	**WH27185004C**	547 070 448
			WH25185005C	547 070 058	**WH26185005C**	547 070 258	**WH27185005C**	547 070 458
			WH25185007C	547 070 018	**WH26185007C**	547 070 218	**WH27185007C**	547 070 418
			WH25185009C	547 070 098	**WH26185009C**	547 070 298	**WH27185009C**	547 070 498
Umschalter Schema 2/1-polig 0-AUT-0-MAN Einbautiefe 63 mm			**WH25185100C**	547 071 008	**WH26185100C**	547 071 208	**WH27185100C**	547 071 408
			WH25185103C	547 071 038	**WH26185103C**	547 071 238	**WH27185103C**	547 071 438
			WH25185104C	547 071 048	**WH26185104C**	547 071 248	**WH27185104C**	547 071 448
			WH25185105C	547 071 058	**WH26185105C**	547 071 258	**WH27185105C**	547 071 458
			WH25185107C	547 071 018	**WH26185107C**	547 071 218	**WH27185107C**	547 071 418
			WH25185109C	547 071 098	**WH26185109C**	547 071 298	**WH27185109C**	547 071 498

- Typ Kraus & Naimer Blue Line, Sicherheitsschloss Zylinder KABA 8 Typ 1065A

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20184500A	547 420 003	**WH20184500B**	547 720 003
WH20184503A	547 420 033	**WH20184503B**	547 720 033
WH20184504A	547 420 043	**WH20184504B**	547 720 043
WH20184505A	547 420 953	**WH20184505B**	547 720 953
WH20184507A	547 420 913	**WH20184507B**	547 720 913
WH20184509A	547 420 993	**WH20184509B**	547 720 993
WH20185000A	547 370 003	**WH20185000B**	547 670 003
WH20185003A	547 370 033	**WH20185003B**	547 670 033
WH20185004A	547 370 043	**WH20185004B**	547 670 043
WH20185005A	547 370 953	**WH20185005B**	547 670 953
WH20185007A	547 370 913	**WH20185007B**	547 670 913
WH20185009A	547 370 993	**WH20185009B**	547 670 993
WH20185100A	547 371 003	**WH20185100B**	547 671 003
WH20185103A	547 371 033	**WH20185103B**	547 671 033
WH20185104A	547 371 043	**WH20185104B**	547 671 043
WH20185105A	547 371 953	**WH20185105B**	547 671 953
WH20185107A	547 371 913	**WH20185107B**	547 671 913
WH20185109A	547 371 993	**WH20185109B**	547 671 993

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung		Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Wechselschalter Schema 3/1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH25184600C**	547 130 008	**WH26184600C**	547 130 208	**WH27184600C**	547 130 408
			WH25184603C	547 130 038	**WH26184603C**	547 130 238	**WH27184603C**	547 130 438
			WH25184604C	547 130 048	**WH26184604C**	547 130 248	**WH27184604C**	547 130 448
			WH25184605C	547 130 058	**WH26184605C**	547 130 258	**WH27184605C**	547 130 458
			WH25184607C	547 130 018	**WH26184607C**	547 130 218	**WH27184607C**	547 130 418
			WH25184609C	547 130 098	**WH26184609C**	547 130 298	**WH27184609C**	547 130 498
Serieschalter Schema 1/1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH25184400C**	547 110 008	**WH26184400C**	547 110 208	**WH27184400C**	547 110 408
			WH25184403C	547 110 038	**WH26184403C**	547 110 238	**WH27184403C**	547 110 438
			WH25184404C	547 110 048	**WH26184404C**	547 110 248	**WH27184404C**	547 110 448
			WH25184405C	547 110 058	**WH26184405C**	547 110 258	**WH27184405C**	547 110 458
			WH25184407C	547 110 018	**WH26184407C**	547 110 218	**WH27184407C**	547 110 418
			WH25184409C	547 110 098	**WH26184409C**	547 110 298	**WH27184409C**	547 110 498
Schwenktaster Schliesser 1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH25184700C**	547 151 008	**WH26184700C**	547 151 208	**WH27184700C**	547 151 408
			WH25184703C	547 151 038	**WH26184703C**	547 151 238	**WH27184703C**	547 151 438
			WH25184704C	547 151 048	**WH26184704C**	547 151 248	**WH27184704C**	547 151 448
			WH25184705C	547 151 058	**WH26184705C**	547 151 258	**WH27184705C**	547 151 458
			WH25184707C	547 151 018	**WH26184707C**	547 151 218	**WH27184707C**	547 151 418
			WH25184709C	547 151 098	**WH26184709C**	547 151 298	**WH27184709C**	547 151 498
Schwenktaster Schliesser 2-polig Einbautiefe 63 mm			**WH25184800C**	547 152 008	**WH26184800C**	547 152 208	**WH27184800C**	547 152 408
			WH25184803C	547 152 038	**WH26184803C**	547 152 238	**WH27184803C**	547 152 438
			WH25184804C	547 152 048	**WH26184804C**	547 152 248	**WH27184804C**	547 152 448
			WH25184805C	547 152 058	**WH26184805C**	547 152 258	**WH27184805C**	547 152 458
			WH25184807C	547 152 018	**WH26184807C**	547 152 218	**WH27184807C**	547 152 418
			WH25184809C	547 152 098	**WH26184809C**	547 152 298	**WH27184809C**	547 152 498
Schwenktaster Wechsler, Einbautiefe 63 mm			**WH25184900C**	547 161 008	**WH26184900C**	547 161 208	**WH27184900C**	547 161 408
			WH25184903C	547 161 038	**WH26184903C**	547 161 238	**WH27184903C**	547 161 438
			WH25184904C	547 161 048	**WH26184904C**	547 161 248	**WH27184904C**	547 161 448
			WH25184905C	547 161 058	**WH26184905C**	547 161 258	**WH27184905C**	547 161 458
			WH25184907C	547 161 018	**WH26184907C**	547 161 218	**WH27184907C**	547 161 418
			WH25184909C	547 161 098	**WH26184909C**	547 161 298	**WH27184909C**	547 161 498

- Typ Kraus & Naimer Blue Line, Sicherheitsschloss Zylinder KABA 8 Typ 1065A

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen (Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
WH20184600A	547 430 003	**WH20184600B**	547 730 003
WH20184603A	547 430 033	**WH20184603B**	547 730 033
WH20184604A	547 430 043	**WH20184604B**	547 730 043
WH20184605A	547 430 953	**WH20184605B**	547 730 953
WH20184607A	547 430 913	**WH20184607B**	547 730 913
WH20184609A	547 430 993	**WH20184609B**	547 730 993
WH20184400A	547 410 003	**WH20184400B**	547 710 003
WH20184403A	547 410 033	**WH20184403B**	547 710 033
WH20184404A	547 410 043	**WH20184404B**	547 710 043
WH20184405A	547 410 953	**WH20184405B**	547 710 953
WH20184407A	547 410 913	**WH20184407B**	547 710 913
WH20184409A	547 410 993	**WH20184409B**	547 710 993
WH20184700A	547 451 003	**WH20184700B**	547 751 003
WH20184703A	547 451 033	**WH20184703B**	547 751 033
WH20184704A	547 451 043	**WH20184704B**	547 751 043
WH20184705A	547 451 953	**WH20184705B**	547 751 953
WH20184707A	547 451 913	**WH20184707B**	547 751 913
WH20184709A	547 451 993	**WH20184709B**	547 751 993
WH20184800A	547 452 003	**WH20184800B**	547 752 003
WH20184803A	547 452 033	**WH20184803B**	547 752 033
WH20184804A	547 452 043	**WH20184804B**	547 752 043
WH20184805A	547 452 953	**WH20184805B**	547 752 953
WH20184807A	547 452 913	**WH20184807B**	547 752 913
WH20184809A	547 452 993	**WH20184809B**	547 752 993
WH20184900A	547 461 003	**WH20184900B**	547 761 003
WH20184903A	547 461 033	**WH20184903B**	547 761 033
WH20184904A	547 461 043	**WH20184904B**	547 761 043
WH20184905A	547 461 953	**WH20184905B**	547 761 953
WH20184907A	547 461 913	**WH20184907B**	547 761 913
WH20184909A	547 461 993	**WH20184909B**	547 761 993

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung		Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Ausschalter Schema 0/1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH25186100C**	547 201 008	**WH26186100C**	547 201 208	**WH27186100C**	547 201 408
			WH25186103C	547 201 038	**WH26186103C**	547 201 238	**WH27186103C**	547 201 438
			WH25186104C	547 201 048	**WH26186104C**	547 201 248	**WH27186104C**	547 201 448
			WH25186105C	547 201 058	**WH26186105C**	547 201 258	**WH27186105C**	547 201 458
			WH25186107C	547 201 018	**WH26186107C**	547 201 218	**WH27186107C**	547 201 418
			WH25186109C	547 201 098	**WH26186109C**	547 201 298	**WH27186109C**	547 201 498
Ausschalter Schema 0/2-polig Einbautiefe 63 mm			**WH25186200C**	547 202 008	**WH26186200C**	547 202 208	**WH27186200C**	547 202 408
			WH25186203C	547 202 038	**WH26186203C**	547 202 238	**WH27186203C**	547 202 438
			WH25186204C	547 202 048	**WH26186204C**	547 202 248	**WH27186204C**	547 202 448
			WH25186205C	547 202 058	**WH26186205C**	547 202 258	**WH27186205C**	547 202 458
			WH25186207C	547 202 018	**WH26186207C**	547 202 218	**WH27186207C**	547 202 418
			WH25186209C	547 202 098	**WH26186209C**	547 202 298	**WH27186209C**	547 202 498
Ausschalter Schema 0/3-polig Einbautiefe 77 m			**WH25186300C**	547 203 008	**WH26186300C**	547 203 208	**WH27186300C**	547 203 408
			WH25186303C	547 203 038	**WH26186303C**	547 203 238	**WH27186303C**	547 203 438
			WH25186304C	547 203 048	**WH26186304C**	547 203 248	**WH27186304C**	547 203 448
			WH25186305C	547 203 058	**WH26186305C**	547 203 258	**WH27186305C**	547 203 458
			WH25186307C	547 203 018	**WH26186307C**	547 203 218	**WH27186307C**	547 203 418
			WH25186309C	547 203 098	**WH26186309C**	547 203 298	**WH27186309C**	547 203 498

- Typ Kraus & Naimer Blue Line, für Schliessplananlagen z.B. Kaba 8 -> Typ 1065A, B, D ; Kaba 8, 20, Gemini S und Star -> Typ 1262 (Nachfolgetyp von 1062) A, B, C, D, und T ; Keso Typ Nr. 16052.204.00.2H

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen (Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
WH20186100A	547 501 003	**WH20186100B**	547 801 003
WH20186103A	547 501 033	**WH20186103B**	547 801 033
WH20186104A	547 501 043	**WH20186104B**	547 801 043
WH20186105A	547 501 953	**WH20186105B**	547 801 953
WH20186107A	547 501 913	**WH20186107B**	547 801 913
WH20186109A	547 501 993	**WH20186109B**	547 801 993
WH20186200A	547 502 003	**WH20186200B**	547 802 003
WH20186203A	547 502 033	**WH20186203B**	547 802 033
WH20186204A	547 502 043	**WH20186204B**	547 802 043
WH20186205A	547 502 953	**WH20186205B**	547 802 953
WH20186207A	547 502 913	**WH20186207B**	547 802 913
WH20186209A	547 502 993	**WH20186209B**	547 802 993
WH20186300A	547 503 003	**WH20186300B**	547 803 003
WH20186303A	547 503 033	**WH20186303B**	547 803 033
WH20186304A	547 503 043	**WH20186304B**	547 803 043
WH20186305A	547 503 953	**WH20186305B**	547 803 953
WH20186307A	547 503 913	**WH20186307B**	547 803 913
WH20186309A	547 503 993	**WH20186309B**	547 803 993

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Umschalter Schema 2/1-polig Einbautiefe 63 mm		**WH25186500C**	547 220 008	**WH26186500C**	547 220 208	**WH27186500C**	547 220 408
		WH25186503C	547 220 038	**WH26186503C**	547 220 238	**WH27186503C**	547 220 438
		WH25186504C	547 220 048	**WH26186504C**	547 220 248	**WH27186504C**	547 220 448
		WH25186505C	547 220 058	**WH26186505C**	547 220 258	**WH27186505C**	547 220 458
		WH25186507C	547 220 018	**WH26186507C**	547 220 218	**WH27186507C**	547 220 418
		WH25186509C	547 220 098	**WH26186509C**	547 220 298	**WH27186509C**	547 220 498
Umschalter Schema 2/1-polig 0-AUT-0-HAND Einbautiefe 63 mm		**WH25187000C**	547 170 008	**WH26187000C**	547 170 208	**WH27187000C**	547 170 408
		WH25187003C	547 170 038	**WH26187003C**	547 170 238	**WH27187003C**	547 170 438
		WH25187004C	547 170 048	**WH26187004C**	547 170 248	**WH27187004C**	547 170 448
		WH25187005C	547 170 058	**WH26187005C**	547 170 258	**WH27187005C**	547 170 458
		WH25187007C	547 170 018	**WH26187007C**	547 170 218	**WH27187007C**	547 170 418
		WH25187009C	547 170 098	**WH26187009C**	547 170 298	**WH27187009C**	547 170 498
Umschalter Schema 2/1-polig 0-AUT-0-MAN Einbautiefe 63 mm		**WH25187100C**	547 171 008	**WH26187100C**	547 171 208	**WH27187100C**	547 171 408
		WH25187103C	547 171 038	**WH26187103C**	547 171 238	**WH27187103C**	547 171 438
		WH25187104C	547 171 048	**WH26187104C**	547 171 248	**WH27187104C**	547 171 448
		WH25187105C	547 171 058	**WH26187105C**	547 171 258	**WH27187105C**	547 171 458
		WH25187107C	547 171 018	**WH26187107C**	547 171 218	**WH27187107C**	547 171 418
		WH25187109C	547 171 098	**WH26187109C**	547 171 298	**WH27187109C**	547 171 498

- Typ Kraus & Naimer Blue Line, für Schliessplananlagen z.B. Kaba 8 -> Typ 1065A, B, D ; Kaba 8, 20, Gemini S und Star -> Typ 1262 (Nachfolgetyp von 1062) A, B, C, D, und T ; Keso Typ Nr. 16052.204.00.2H

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
WH20186500A	547 520 003	**WH20186500B**	547 820 003
WH20186503A	547 520 033	**WH20186503B**	547 820 033
WH20186504A	547 520 043	**WH20186504B**	547 820 043
WH20186505A	547 520 953	**WH20186505B**	547 820 953
WH20186507A	547 520 913	**WH20186507B**	547 820 913
WH20186509A	547 520 993	**WH20186509B**	547 820 993
WH20187000A	547 470 003	**WH20187000B**	547 770 003
WH20187003A	547 470 033	**WH20187003B**	547 770 033
WH20187004A	547 470 043	**WH20187004B**	547 770 043
WH20187005A	547 470 953	**WH20187005B**	547 770 953
WH20187007A	547 470 913	**WH20187007B**	547 770 913
WH20187009A	547 470 993	**WH20187009B**	547 770 993
WH20187100A	547 471 003	**WH20187100B**	547 771 003
WH20187103A	547 471 033	**WH20187103B**	547 771 033
WH20187104A	547 471 043	**WH20187104B**	547 771 043
WH20187105A	547 471 953	**WH20187105B**	547 771 953
WH20187107A	547 471 913	**WH20187107B**	547 771 913
WH20187109A	547 471 993	**WH20187109B**	547 771 993

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung		Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Wechselschalter Schema 3/1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH25186600C**	547 230 008	**WH26186600C**	547 230 208	**WH27186600C**	547 230 408
			WH25186603C	547 230 038	**WH26186603C**	547 230 238	**WH27186603C**	547 230 438
			WH25186604C	547 230 048	**WH26186604C**	547 230 248	**WH27186604C**	547 230 448
			WH25186605C	547 230 058	**WH26186605C**	547 230 258	**WH27186605C**	547 230 458
			WH25186607C	547 230 018	**WH26186607C**	547 230 218	**WH27186607C**	547 230 418
			WH25186609C	547 230 098	**WH26186609C**	547 230 298	**WH27186609C**	547 230 498
Serieschalter Schema 1/1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH25186400C**	547 210 008	**WH26186400C**	547 210 208	**WH27186400C**	547 210 408
			WH25186403C	547 210 038	**WH26186403C**	547 210 238	**WH27186403C**	547 210 438
			WH25186404C	547 210 048	**WH26186404C**	547 210 248	**WH27186404C**	547 210 448
			WH25186405C	547 210 058	**WH26186405C**	547 210 258	**WH27186405C**	547 210 458
			WH25186407C	547 210 018	**WH26186407C**	547 210 218	**WH27186407C**	547 210 418
			WH25186409C	547 210 098	**WH26186409C**	547 210 298	**WH27186409C**	547 210 498
Schwenktaster Schliesser 1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH25186700C**	547 251 008	**WH26186700C**	547 251 208	**WH27186700C**	547 251 408
			WH25186703C	547 251 038	**WH26186703C**	547 251 238	**WH27186703C**	547 251 438
			WH25186704C	547 251 048	**WH26186704C**	547 251 248	**WH27186704C**	547 251 448
			WH25186705C	547 251 058	**WH26186705C**	547 251 258	**WH27186705C**	547 251 458
			WH25186707C	547 251 018	**WH26186707C**	547 251 218	**WH27186707C**	547 251 418
			WH25186709C	547 251 098	**WH26186709C**	547 251 298	**WH27186709C**	547 251 498
Schwenktaster Schliesser 2-polig Einbautiefe 63 mm			**WH25186800C**	547 252 008	**WH26186800C**	547 252 208	**WH27186800C**	547 252 408
			WH25186803C	547 252 038	**WH26186803C**	547 252 238	**WH27186803C**	547 252 438
			WH25186804C	547 252 048	**WH26186804C**	547 252 248	**WH27186804C**	547 252 448
			WH25186805C	547 252 058	**WH26186805C**	547 252 258	**WH27186805C**	547 252 458
			WH25186807C	547 252 018	**WH26186807C**	547 252 218	**WH27186807C**	547 252 418
			WH25186809C	547 252 098	**WH26186809C**	547 252 298	**WH27186809C**	547 252 498
Schwenktaster Wechsler, Einbautiefe 63 mm			**WH25186900C**	547 261 008	**WH26186900C**	547 261 208	**WH27186900C**	547 261 408
			WH25186903C	547 261 038	**WH26186903C**	547 261 238	**WH27186903C**	547 261 438
			WH25186904C	547 261 048	**WH26186904C**	547 261 248	**WH27186904C**	547 261 448
			WH25186905C	547 261 058	**WH26186905C**	547 261 258	**WH27186905C**	547 261 458
			WH25186907C	547 261 018	**WH26186907C**	547 261 218	**WH27186907C**	547 261 418
			WH25186909C	547 261 098	**WH26186909C**	547 261 298	**WH27186909C**	547 261 498

- Typ Kraus & Naimer Blue Line, für Schliessplananlagen z.B. Kaba 8 -> Typ 1065A, B, D ; Kaba 8, 20, Gemini S und Star -> Typ 1262 (Nachfolgetyp von 1062) A, B, C, D, und T ; Keso Typ Nr. 16052.204.00.2H

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen (Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
WH20186600A	547 530 003	**WH20186600B**	547 830 003
WH20186603A	547 530 033	**WH20186603B**	547 830 033
WH20186604A	547 530 043	**WH20186604B**	547 830 043
WH20186605A	547 530 953	**WH20186605B**	547 830 953
WH20186607A	547 530 913	**WH20186607B**	547 830 913
WH20186609A	547 530 993	**WH20186609B**	547 830 993
WH20186400A	547 510 003	**WH20186400B**	547 810 003
WH20186403A	547 510 033	**WH20186403B**	547 810 033
WH20186404A	547 510 043	**WH20186404B**	547 810 043
WH20186405A	547 510 953	**WH20186405B**	547 810 953
WH20186407A	547 510 913	**WH20186407B**	547 810 913
WH20186409A	547 510 993	**WH20186409B**	547 810 993
WH20186700A	547 551 003	**WH20186700B**	547 851 003
WH20186703A	547 551 033	**WH20186703B**	547 851 033
WH20186704A	547 551 043	**WH20186704B**	547 851 043
WH20186705A	547 551 953	**WH20186705B**	547 851 953
WH20186707A	547 551 913	**WH20186707B**	547 851 913
WH20186709A	547 551 993	**WH20186709B**	547 851 993
WH20186800A	547 552 003	**WH20186800B**	547 852 003
WH20186803A	547 552 033	**WH20186803B**	547 852 033
WH20186804A	547 552 043	**WH20186804B**	547 852 043
WH20186805A	547 552 953	**WH20186805B**	547 852 953
WH20186807A	547 552 913	**WH20186807B**	547 852 913
WH20186809A	547 552 993	**WH20186809B**	547 852 993
WH20186900A	547 561 003	**WH20186900B**	547 861 003
WH20186903A	547 561 033	**WH20186903B**	547 861 033
WH20186904A	547 561 043	**WH20186904B**	547 861 043
WH20186905A	547 561 953	**WH20186905B**	547 861 953
WH20186907A	547 561 913	**WH20186907B**	547 861 913
WH20186909A	547 561 993	**WH20186909B**	547 861 993

▶ Seite 600



WH20184100H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Schlüsseldrehschalter/Schlüsselschwenktaster mit Zylinder

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Front Schlüsselschalter Sch 0, Ultraweiss	63 mm	1	**WH20184100H**	378 128 003
Front Schlüsselschalter Sch 0, Lichtgrau	63 mm	1	**WH20184103H**	378 128 033
Front Schlüsselschalter Sch 0, Anthrazit	63 mm	1	**WH20184104H**	378 128 043
Front Schlüsselschalter Sch 0, Schwarz	63 mm	1	**WH20184105H**	378 128 953
Front Schlüsselschalter Sch 0, Beige	63 mm	1	**WH20184107H**	378 128 913
Front Schlüsselschalter Sch 0, Braun	63 mm	1	**WH20184109H**	378 128 993



WH20184400H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Schlüsseldrehschalter/Schlüsselschwenktaster mit Zylinder

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Front Schlüsselschalter Sch 1, Ultraweiss	38 mm	1	**WH20184400H**	378 129 003
Front Schlüsselschalter Sch 1, Lichtgrau	38 mm	1	**WH20184403H**	378 129 033
Front Schlüsselschalter Sch 1, Anthrazit	38 mm	1	**WH20184404H**	378 129 043
Front Schlüsselschalter Sch 1, Schwarz	38 mm	1	**WH20184405H**	378 129 953
Front Schlüsselschalter Sch 1, Beige	38 mm	1	**WH20184407H**	378 129 913
Front Schlüsselschalter Sch 1, Braun	38 mm	1	**WH20184409H**	378 129 993



WH20184500H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Schlüsseldrehschalter/Schlüsselschwenktaster mit Zylinder

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Front Schlüsselschalter Sch 2, Ultraweiss	38 mm	1	**WH20184500H**	378 130 003
Front Schlüsselschalter Sch 2, Lichtgrau	38 mm	1	**WH20184503H**	378 130 033
Front Schlüsselschalter Sch 2, Anthrazit	38 mm	1	**WH20184504H**	378 130 043
Front Schlüsselschalter Sch 2, Schwarz	38 mm	1	**WH20184505H**	378 130 953
Front Schlüsselschalter Sch 2, Beige	38 mm	1	**WH20184507H**	378 130 913
Front Schlüsselschalter Sch 2, Braun	38 mm	1	**WH20184509H**	378 130 993

WH20184600H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Schlüsseldrehschalter/Schlüsselschwenktaster mit Zylinder

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Front Schlüsselschalter Sch 3, Ultraweiss	38 mm	1	**WH20184600H**	378 131 003
Front Schlüsselschalter Sch 3, Lichtgrau	38 mm	1	**WH20184603H**	378 131 033
Front Schlüsselschalter Sch 3, Anthrazit	38 mm	1	**WH20184604H**	378 131 043
Front Schlüsselschalter Sch 3, Schwarz	38 mm	1	**WH20184605H**	378 131 953
Front Schlüsselschalter Sch 3, Beige	38 mm	1	**WH20184607H**	378 131 913
Front Schlüsselschalter Sch 3, Braun	38 mm	1	**WH20184609H**	378 131 993

▶ Seite 600

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WH20185000H				
Baukasten, Ersatzteil, Front				
- Schlüsseldrehschalter/Schlüsselschwenktaster mit Zylinder				
Front Schlüsselschalter Sch 2 0-Auto-0-Hand, Ultraweiss	38 mm	1	**WH20185000H**	378 134 003
Front Schlüsselschalter Sch 2 0-Auto-0-Hand, Lichtgrau	38 mm	1	**WH20185003H**	378 134 033
Front Schlüsselschalter Sch 2 0-Auto-0-Hand, Anthrazit	38 mm	1	**WH20185004H**	378 134 043
Front Schlüsselschalter Sch 2 0-Auto-0-Hand, Schwarz	38 mm	1	**WH20185005H**	378 134 953
Front Schlüsselschalter Sch 2 0-Auto-0-Hand, Beige	38 mm	1	**WH20185007H**	378 134 913
Front Schlüsselschalter Sch 2 0-Auto-0-Hand, Braun	38 mm	1	**WH20185009H**	378 134 993
WH20185100H				
Baukasten, Ersatzteil, Front				
- Schlüsseldrehschalter/Schlüsselschwenktaster mit Zylinder				
Front Schlüsselschalter Sch 2 0-Auto-0-Man, Ultraweiss	38 mm	1	**WH20185100H**	378 135 003
Front Schlüsselschalter Sch 2 0-Auto-0-Man, Lichtgrau	38 mm	1	**WH20185103H**	378 135 033
Front Schlüsselschalter Sch 2 0-Auto-0-Man, Anthrazit	38 mm	1	**WH20185104H**	378 135 043
Front Schlüsselschalter Sch 2 0-Auto-0-Man, Schwarz	38 mm	1	**WH20185105H**	378 135 953
Front Schlüsselschalter Sch 2 0-Auto-0-Man, Beige	38 mm	1	**WH20185107H**	378 135 913
Front Schlüsselschalter Sch 2 0-Auto-0-Man, Braun	38 mm	1	**WH20185109H**	378 135 993
 WH20184700H				
Baukasten, Ersatzteil, Front				
- Schlüsseldrehschalter/Schlüsselschwenktaster mit Zylinder				
Front Schlüsselschwenktaster Schliesser, Ultraweiss	38 mm	1	**WH20184700H**	378 132 003
Front Schlüsselschwenktaster Schliesser, Lichtgrau	38 mm	1	**WH20184703H**	378 132 033
Front Schlüsselschwenktaster Schliesser, Anthrazit	38 mm	1	**WH20184704H**	378 132 043
Front Schlüsselschwenktaster Schliesser, Schwarz	38 mm	1	**WH20184705H**	378 132 953
Front Schlüsselschwenktaster Schliesser, Beige	38 mm	1	**WH20184707H**	378 132 913
Front Schlüsselschwenktaster Schliesser, Braun	38 mm	1	**WH20184709H**	378 132 993

▶ Seite 600

WH20184900H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front				
- Schlüsseldrehschalter/Schlüsselschwenktaster mit Zylinder				
Front Schlüsselschwenktaster Wechsler, Ultraweiss	38 mm	1	**WH20184900H**	378 133 003
Front Schlüsselschwenktaster Wechsler, Lichtgrau	38 mm	1	**WH20184903H**	378 133 033
Front Schlüsselschwenktaster Wechsler, Anthrazit	38 mm	1	**WH20184904H**	378 133 043
Front Schlüsselschwenktaster Wechsler, Schwarz	38 mm	1	**WH20184905H**	378 133 953
Front Schlüsselschwenktaster Wechsler, Beige	38 mm	1	**WH20184907H**	378 133 913
Front Schlüsselschwenktaster Wechsler, Braun	38 mm	1	**WH20184909H**	378 133 993

▶ Seite 600

WH101841F

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- Schlüsseldrehschalter/Schlüsselschwenktaster mit Zylinder
- 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~
- mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Ausschalter Schema 0/1-polig	63 mm	1	**WH101841F**	547 977 003
Ausschalter Schema 0/2-polig	63 mm	1	**WH101842F**	547 978 003
Ausschalter Schema 0/3-polig	77 mm	1	**WH101843F**	547 979 003
Umschalter Schema 2/1-polig	63 mm	1	**WH101845F**	547 981 003
Wechselschalter Schema 3/1-polig	63 mm	1	**WH101846F**	547 982 002
Serieschalter Schema 1/1-polig	63 mm	1	**WH101844F**	547 980 003
Schwenktaster, Schliesser 1-polig	63 mm	1	**WH101847F**	547 983 003
Schwenktaster, Schliesser 1-polig	63 mm	1	**WH101848F**	547 984 003
Schwenktaster, Wechsler	63 mm	1	**WH101849F**	547 985 003

WH101861F

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- Schlüsseldrehschalter/Schlüsselschwenktaster ohne Zylinder
- 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~
- mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Ausschalter Schema 0/1-polig	63 mm	1	**WH101861F**	547 986 003
Ausschalter Schema 0/2-polig	63 mm	1	**WH101862F**	547 987 003
Ausschalter Schema 0/3-polig	77 mm	1	**WH101863F**	547 988 003
Umschalter Schema 2/1-polig	63 mm	1	**WH101865F**	547 990 003
Wechselschalter Schema 3/1-polig	63 mm	1	**WH101866F**	547 991 002
Serieschalter Schema 1/1-polig	63 mm	1	**WH101864F**	547 989 003
Schwenktaster, Schliesser 1-polig	63 mm	1	**WH101867F**	547 992 003
Schwenktaster, Schliesser 1-polig	63 mm	1	**WH101868F**	547 993 003
Schwenktaster, Wechsler	63 mm	1	**WH101869F**	547 994 003

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung
Einbautiefe 23 mm

	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Storenschalter 10 A 250 V~		**WH25191300C**	546 552 008	**WH26191300C**	546 552 208	**WH27191300C**	546 552 408
		WH25191303C	546 552 038	**WH26191303C**	546 552 238	**WH27191303C**	546 552 438
		WH25191304C	546 552 048	**WH26191304C**	546 552 248	**WH27191304C**	546 552 448
		WH25191305C	546 552 058	**WH26191305C**	546 552 258	**WH27191305C**	546 552 458
		WH25191307C	546 552 018	**WH26191307C**	546 552 218	**WH27191307C**	546 552 418
		WH25191309C	546 552 098	**WH26191309C**	546 552 298	**WH27191309C**	546 552 498
Storentaster 10 A 250 V~		**WH25191400C**	546 652 008	**WH26191400C**	546 652 208	**WH27191400C**	546 652 408
		WH25191403C	546 652 038	**WH26191403C**	546 652 238	**WH27191403C**	546 652 438
		WH25191404C	546 652 048	**WH26191404C**	546 652 248	**WH27191404C**	546 652 448
		WH25191405C	546 652 058	**WH26191405C**	546 652 258	**WH27191405C**	546 652 458
		WH25191407C	546 652 018	**WH26191407C**	546 652 218	**WH27191407C**	546 652 418
		WH25191409C	546 652 098	**WH26191409C**	546 652 298	**WH27191409C**	546 652 498

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
WH20191300A	546 559 003	**WH20191300B**	546 556 003	**WH23191300Q**	267 557 003
WH20191303A	546 559 033	**WH20191303B**	546 556 033	**WH23191303Q**	267 557 033
WH20191304A	546 559 043	**WH20191304B**	546 556 043	**WH23191304Q**	267 557 043
WH20191305A	546 559 953	**WH20191305B**	546 556 953	**WH23191305Q**	267 557 953
WH20191307A	546 559 913	**WH20191307B**	546 556 913	**WH23191307Q**	267 557 913
WH20191309A	546 559 993	**WH20191309B**	546 556 993	**WH23191309Q**	267 557 993
WH20191400A	546 659 003	**WH20191400B**	546 656 003	**WH23191400Q**	267 657 003
WH20191403A	546 659 033	**WH20191403B**	546 656 033	**WH23191403Q**	267 657 033
WH20191404A	546 659 043	**WH20191404B**	546 656 043	**WH23191404Q**	267 657 043
WH20191405A	546 659 953	**WH20191405B**	546 656 953	**WH23191405Q**	267 657 953
WH20191407A	546 659 913	**WH20191407B**	546 656 913	**WH23191407Q**	267 657 913
WH20191409A	546 659 993	**WH20191409B**	546 656 993	**WH23191409Q**	267 657 993

kallysto
Storenschalter/-taster, Doppel Storenschalter/-taster

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Bezeichnung
Einbautiefe 27 mm

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Doppel Storenschalter 10 A 250 V~		**WH25191700C**	546 572 008	**WH26191700C**	546 572 208	**WH27191700C**	546 572 408
		WH25191703C	546 572 038	**WH26191703C**	546 572 238	**WH27191703C**	546 572 438
		WH25191704C	546 572 048	**WH26191704C**	546 572 248	**WH27191704C**	546 572 448
		WH25191705C	546 572 058	**WH26191705C**	546 572 258	**WH27191705C**	546 572 458
		WH25191707C	546 572 018	**WH26191707C**	546 572 218	**WH27191707C**	546 572 418
		WH25191709C	546 572 098	**WH26191709C**	546 572 298	**WH27191709C**	546 572 498
Doppel Storentaster 10 A 250 V~		**WH25191800C**	546 672 008	**WH26191800C**	546 672 208	**WH27191800C**	546 672 408
		WH25191803C	546 672 038	**WH26191803C**	546 672 238	**WH27191803C**	546 672 438
		WH25191804C	546 672 048	**WH26191804C**	546 672 248	**WH27191804C**	546 672 448
		WH25191805C	546 672 058	**WH26191805C**	546 672 258	**WH27191805C**	546 672 458
		WH25191807C	546 672 018	**WH26191807C**	546 672 218	**WH27191807C**	546 672 418
		WH25191809C	546 672 098	**WH26191809C**	546 672 298	**WH27191809C**	546 672 498

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
WH20191700A	546 579 003	**WH20191700B**	546 576 003	**WH23191700Q**	267 577 003
WH20191703A	546 579 033	**WH20191703B**	546 576 033	**WH23191703Q**	267 577 033
WH20191704A	546 579 043	**WH20191704B**	546 576 043	**WH23191704Q**	267 577 043
WH20191705A	546 579 953	**WH20191705B**	546 576 953	**WH23191705Q**	267 577 953
WH20191707A	546 579 913	**WH20191707B**	546 576 913	**WH23191707Q**	267 577 913
WH20191709A	546 579 993	**WH20191709B**	546 576 993	**WH23191709Q**	267 577 993
WH20191800A	546 679 003	**WH20191800B**	546 676 003	**WH23191800Q**	267 776 003
WH20191803A	546 679 033	**WH20191803B**	546 676 033	**WH23191803Q**	267 776 033
WH20191804A	546 679 043	**WH20191804B**	546 676 043	**WH23191804Q**	267 776 043
WH20191805A	546 679 953	**WH20191805B**	546 676 953	**WH23191805Q**	267 776 953
WH20191807A	546 679 913	**WH20191807B**	546 676 913	**WH23191807Q**	267 776 913
WH20191809A	546 679 993	**WH20191809B**	546 676 993	**WH23191809Q**	267 776 993

▶ Seite 600

WH20191300H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front				
Front Storenschalter/-taster, Ultraweiss	23 mm	1	**WH20191300H**	378 159 003
Front Storenschalter/-taster, Lichtgrau	23 mm	1	**WH20191303H**	378 159 033
Front Storenschalter/-taster, Anthrazit	23 mm	1	**WH20191304H**	378 159 043
Front Storenschalter/-taster, Schwarz	23 mm	1	**WH20191305H**	378 159 953
Front Storenschalter/-taster, Beige	23 mm	1	**WH20191307H**	378 159 913
Front Storenschalter/-taster, Braun	23 mm	1	**WH20191309H**	378 159 993

WH20191700H

Baukasten, Ersatzteil, Front				
Front Doppelstorenschalter/-taster, Ultraweiss	27 mm	1	**WH20191700H**	378 189 003
Front Doppelstorenschalter/-taster, Lichtgrau	27 mm	1	**WH20191703H**	378 189 033
Front Doppelstorenschalter/-taster, Anthrazit	27 mm	1	**WH20191704H**	378 189 043
Front Doppelstorenschalter/-taster, Schwarz	27 mm	1	**WH20191705H**	378 189 953
Front Doppelstorenschalter/-taster, Beige	27 mm	1	**WH20191707H**	378 189 913
Front Doppelstorenschalter/-taster, Braun	27 mm	1	**WH20191709H**	378 189 993

WH20291300Z

Baukasten, Ersatzteil, Zwischenrahmen

- steckbar mittels Feder
- Innen: 45x45mm, z.B. für Storenschalter)

Zwischenrahmen steckbar, Ultraweiss	1	**WH20291300Z**	377 098 003
Zwischenrahmen steckbar, Lichtgrau	1	**WH20291303Z**	377 098 033
Zwischenrahmen steckbar, Anthrazit	1	**WH20291304Z**	377 098 043
Zwischenrahmen steckbar, Schwarz	1	**WH20291305Z**	377 098 953
Zwischenrahmen steckbar, Beige	1	**WH20291307Z**	377 098 913
Zwischenrahmen steckbar, Braun	1	**WH20291309Z**	377 098 993

▶ Seite 600

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr

WH101913F

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- 10 A 250 V~
- mit Steckklemmen

Storenschalter	23 mm	1	**WH101913F**	546 557 003
Storentaster	23 mm	1	**WH101914F**	546 657 003

WH101917F

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- 10 A 250 V~
- mit Steckklemmen

Doppel Storenschalter	27 mm	1	**WH101917F**	546 577 103
Doppel Storentaster	27 mm	1	**WH101918F**	546 667 103

WH109902E

Befestigungsring

- geeignet für Storenschalter/Taster einfach, LED-Signalisation, Schuko-Steckdosen, Etc

Befestigungsring für 45x45 Einsätze	1	**WH109902E**	303 190 003
Befestigungsring mit Befestigungsplatte für 45x45 Einsätze	1	**WH109901F**	303 180 003

WH109901F

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Universal Drehdimmer LED 250V mit Schraubklemmen 20-400W ohmisch / 4-400VA induktiv/kapazitiv / 3-90 W/VA LED-Lampen / Anschluss von Nebenstellen möglich		**WH25430200C**	548 820 008	**WH26430200C**	548 820 208	**WH27430200C**	548 820 408
		WH25430203C	548 820 038	**WH26430203C**	548 820 238	**WH27430203C**	548 820 438
		WH25430204C	548 820 048	**WH26430204C**	548 820 248	**WH27430204C**	548 820 448
		WH25430205C	548 820 058	**WH26430205C**	548 820 258	**WH27430205C**	548 820 458
		WH25430207C	548 820 018	**WH26430207C**	548 820 218	**WH27430207C**	548 820 418
		WH25430209C	548 820 098	**WH26430209C**	548 820 298	**WH27430209C**	548 820 498
Nebenstelle Drehdimmer mit Schraubklemmen zu Universal Drehdimmer LED WHxx4302xxX		**WH25430300C**	548 840 008	**WH26430300C**	548 840 208	**WH27430300C**	548 840 408
		WH25430303C	548 840 038	**WH26430303C**	548 840 238	**WH27430303C**	548 840 438
		WH25430304C	548 840 048	**WH26430304C**	548 840 248	**WH27430304C**	548 840 448
		WH25430305C	548 840 058	**WH26430305C**	548 840 258	**WH27430305C**	548 840 458
		WH25430307C	548 840 018	**WH26430307C**	548 840 218	**WH27430307C**	548 840 418
		WH25430309C	548 840 098	**WH26430309C**	548 840 298	**WH27430309C**	548 840 498
LED-/Standard-Drehdimmer 250 V~ mit Steckklemmen Einbautiefe 33 mm **Phasenanschnitt** LED 3 - 85 W / Ohmisch (R) 20 - 250 W / Induktiv (L) 20 - 250 VA		**WH25340600C**	548 730 008	**WH26340600C**	548 730 208	**WH27340600C**	548 730 408
		WH25340603C	548 730 038	**WH26340603C**	548 730 238	**WH27340603C**	548 730 438
		WH25340604C	548 730 048	**WH26340604C**	548 730 248	**WH27340604C**	548 730 448
		WH25340605C	548 730 058	**WH26340605C**	548 730 258	**WH27340605C**	548 730 458
		WH25340607C	548 730 018	**WH26340607C**	548 730 218	**WH27340607C**	548 730 418
		WH25340609C	548 730 098	**WH26340609C**	548 730 298	**WH27340609C**	548 730 498

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20430200A	548 826 003	**WH20430200B**	548 823 203	**WH23430200Q**	548 821 003
WH20430203A	548 826 033	**WH20430203B**	548 823 033	**WH23430203Q**	548 821 033
WH20430204A	548 826 043	**WH20430204B**	548 823 043	**WH23430204Q**	548 821 043
WH20430205A	548 826 953	**WH20430205B**	548 823 953	**WH23430205Q**	548 821 953
WH20430207A	548 826 913	**WH20430207B**	548 823 913	**WH23430207Q**	548 821 913
WH20430209A	548 826 993	**WH20430209B**	548 823 993	**WH23430209Q**	548 821 993
WH20430300A	548 846 003	**WH20430300B**	548 843 203	**WH23430300Q**	548 841 003
WH20430303A	548 846 033	**WH20430303B**	548 843 033	**WH23430303Q**	548 841 033
WH20430304A	548 846 043	**WH20430304B**	548 843 043	**WH23430304Q**	548 841 043
WH20430305A	548 846 953	**WH20430305B**	548 843 953	**WH23430305Q**	548 841 953
WH20430307A	548 846 913	**WH20430307B**	548 843 913	**WH23430307Q**	548 841 913
WH20430309A	548 846 993	**WH20430309B**	548 843 993	**WH23430309Q**	548 841 993
WH20340600A	548 736 003	**WH20340600B**	548 733 003	**WH23340600Q**	548 732 003
WH20340603A	548 736 033	**WH20340603B**	548 733 033	**WH23340603Q**	548 732 033
WH20340604A	548 736 043	**WH20340604B**	548 733 043	**WH23340604Q**	548 732 053
WH20340605A	548 736 953	**WH20340605B**	548 733 953	**WH23340605Q**	548 732 953
WH20340607A	548 736 913	**WH20340607B**	548 733 913	**WH23340607Q**	548 732 913
WH20340609A	548 736 993	**WH20340609B**	548 733 993	**WH23340609Q**	548 732 993

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung		Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Drehdimmer Phasenanschnitt 60-600 W / 20-500 VA	R,L		**WH25340700C**	548 420 008	**WH26340700C**	548 420 208	**WH27340700C**	548 420 408
			WH25340703C	548 420 038	**WH26340703C**	548 420 238	**WH27340703C**	548 420 438
			WH25340704C	548 420 048	**WH26340704C**	548 420 248	**WH27340704C**	548 420 448
			WH25340705C	548 420 058	**WH26340705C**	548 420 258	**WH27340705C**	548 420 458
			WH25340707C	548 420 018	**WH26340707C**	548 420 218	**WH27340707C**	548 420 418
			WH25340709C	548 420 098	**WH26340709C**	548 420 298	**WH27340709C**	548 420 498
Drehdimmer Phasenabschnitt 20-500 W	R,C		**WH25300500C**	548 410 008	**WH26300500C**	548 410 208	**WH27300500C**	548 410 408
			WH25300503C	548 410 038	**WH26300503C**	548 410 238	**WH27300503C**	548 410 438
			WH25300504C	548 410 048	**WH26300504C**	548 410 248	**WH27300504C**	548 410 448
			WH25300505C	548 410 058	**WH26300505C**	548 410 258	**WH27300505C**	548 410 458
			WH25300507C	548 410 018	**WH26300507C**	548 410 218	**WH27300507C**	548 410 418
			WH25300509C	548 410 098	**WH26300509C**	548 410 298	**WH27300509C**	548 410 498
Drehregler 1-10 Volt			**WH25400200C**	548 440 008	**WH26400200C**	548 440 208	**WH27400200C**	548 440 408
			WH25400203C	548 440 038	**WH26400203C**	548 440 238	**WH27400203C**	548 440 438
			WH25400204C	548 440 048	**WH26400204C**	548 440 248	**WH27400204C**	548 440 448
			WH25400205C	548 440 058	**WH26400205C**	548 440 258	**WH27400205C**	548 440 458
			WH25400207C	548 440 018	**WH26400207C**	548 440 218	**WH27400207C**	548 440 418
			WH25400209C	548 440 098	**WH26400209C**	548 440 298	**WH27400209C**	548 440 498
Drehzahlsteller für Einphasen-Induktionsmotoren, 25-600 VA, 10 A 250 V~			**WH25420100C**	548 902 008	**WH26420100C**	548 902 208	**WH27420100C**	548 902 408
			WH25420103C	548 902 038	**WH26420103C**	548 902 238	**WH27420103C**	548 902 438
			WH25420104C	548 902 048	**WH26420104C**	548 902 248	**WH27420104C**	548 902 448
			WH25420105C	548 902 058	**WH26420105C**	548 902 258	**WH27420105C**	548 902 458
			WH25420107C	548 902 018	**WH26420107C**	548 902 218	**WH27420107C**	548 902 418
			WH25420109C	548 902 098	**WH26420109C**	548 902 298	**WH27420109C**	548 902 498
DALI-Drehdimmer 230 VAC DALI Spannung 16VDC Ausgangsstrom max 52mA			**WH25410100C**	548 450 008	**WH26410100C**	548 450 208	**WH27410100C**	548 450 408
			WH25410103C	548 450 038	**WH26410103C**	548 450 238	**WH27410103C**	548 450 438
			WH25410104C	548 450 048	**WH26410104C**	548 450 248	**WH27410104C**	548 450 448
			WH25410105C	548 450 058	**WH26410105C**	548 450 258	**WH27410105C**	548 450 458
			WH25410107C	548 450 018	**WH26410107C**	548 450 218	**WH27410107C**	548 450 418
			WH25410109C	548 450 098	**WH26410109C**	548 450 298	**WH27410109C**	548 450 498
DALI-Drehdimmer Tunable White 230V AC DALI Spannung 16VDC Ausgangsstrom max 52mA			**WH25410200C**	548 460 008	**WH26410200C**	548 460 208	**WH27410200C**	548 460 408
			WH25410203C	548 460 038	**WH26410203C**	548 460 238	**WH27410203C**	548 460 438
			WH25410204C	548 460 048	**WH26410204C**	548 460 248	**WH27410204C**	548 460 448
			WH25410205C	548 460 058	**WH26410205C**	548 460 258	**WH27410205C**	548 460 458
			WH25410207C	548 460 018	**WH26410207C**	548 460 218	**WH27410207C**	548 460 418
			WH25410209C	548 460 098	**WH26410209C**	548 460 298	**WH27410209C**	548 460 498

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20340700A	548 426 003	**WH20340700B**	548 423 003	**WH23340700Q**	548 421 003
WH20340703A	548 426 033	**WH20340703B**	548 423 033	**WH23340703Q**	548 421 033
WH20340704A	548 426 043	**WH20340704B**	548 423 043	**WH23340704Q**	548 421 043
WH20340705A	548 426 953	**WH20340705B**	548 423 953	**WH23340705Q**	548 421 953
WH20340707A	548 426 913	**WH20340707B**	548 423 913	**WH23340707Q**	548 421 913
WH20340709A	548 426 993	**WH20340709B**	548 423 993	**WH23340709Q**	548 421 993
WH20300500A	548 416 003	**WH20300500B**	548 413 003	**WH23300500Q**	548 411 003
WH20300503A	548 416 033	**WH20300503B**	548 413 033	**WH23300503Q**	548 411 033
WH20300504A	548 416 043	**WH20300504B**	548 413 043	**WH23300504Q**	548 411 043
WH20300505A	548 416 953	**WH20300505B**	548 413 953	**WH23300505Q**	548 411 953
WH20300507A	548 416 913	**WH20300507B**	548 413 913	**WH23300507Q**	548 411 913
WH20300509A	548 416 993	**WH20300509B**	548 413 993	**WH23300509Q**	548 411 993
WH20400200A	548 446 003	**WH20400200B**	548 443 003	**WH23400200Q**	548 441 003
WH20400203A	548 446 033	**WH20400203B**	548 443 033	**WH23400203Q**	548 441 033
WH20400204A	548 446 043	**WH20400204B**	548 443 043	**WH23400204Q**	548 441 043
WH20400205A	548 446 953	**WH20400205B**	548 443 953	**WH23400205Q**	548 441 953
WH20400207A	548 446 913	**WH20400207B**	548 443 913	**WH23400207Q**	548 441 913
WH20400209A	548 446 993	**WH20400209B**	548 443 993	**WH23400209Q**	548 441 993
WH20420100A	548 909 003	**WH20420100B**	548 907 003	**WH23420100Q**	648 901 003
WH20420103A	548 909 033	**WH20420103B**	548 907 033	**WH23420103Q**	648 901 033
WH20420104A	548 909 043	**WH20420104B**	548 907 043	**WH23420104Q**	648 901 043
WH20420105A	548 909 953	**WH20420105B**	548 907 953	**WH23420105Q**	648 901 953
WH20420107A	548 909 913	**WH20420107B**	548 907 913	**WH23420107Q**	648 901 913
WH20420109A	548 909 993	**WH20420109B**	548 907 993	**WH23420109Q**	648 901 993
WH20410100A	548 456 003	**WH20410100B**	548 453 003	**WH23410100Q**	548 451 003
WH20410103A	548 456 033	**WH20410103B**	548 453 033	**WH23410103Q**	548 451 033
WH20410104A	548 456 043	**WH20410104B**	548 453 043	**WH23410104Q**	548 451 043
WH20410105A	548 456 053	**WH20410105B**	548 453 053	**WH23410105Q**	548 451 053
WH20410107A	548 456 013	**WH20410107B**	548 453 013	**WH23410107Q**	548 451 013
WH20410109A	548 456 093	**WH20410109B**	548 453 093	**WH23410109Q**	548 451 093
WH20410200A	548 466 003	**WH20410200B**	548 463 203	**WH23410200Q**	548 461 003
WH20410203A	548 466 033	**WH20410203B**	548 463 033	**WH23410203Q**	548 461 033
WH20410204A	548 466 043	**WH20410204B**	548 463 043	**WH23410204Q**	548 461 043
WH20410205A	548 466 953	**WH20410205B**	548 463 953	**WH23410205Q**	548 461 953
WH20410207A	548 466 913	**WH20410207B**	548 463 913	**WH23410207Q**	548 461 913
WH20410209A	548 466 993	**WH20410209B**	548 463 993	**WH23410209Q**	548 461 993

▶ Seite 600

WH20300100H

Baukasten, Ersatzteil, Front

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Front Drehdimmer, Ultraweiss	33 mm	1	**WH20300100H**	378 167 003
Front Drehdimmer, Lichtgrau	33 mm	1	**WH20300103H**	378 167 033
Front Drehdimmer, Anthrazit	33 mm	1	**WH20300104H**	378 167 043
Front Drehdimmer, Schwarz	33 mm	1	**WH20300105H**	378 167 953
Front Drehdimmer, Beige	33 mm	1	**WH20300107H**	378 167 913
Front Drehdimmer, Braun	33 mm	1	**WH20300109H**	378 167 993

WH20420100H

Baukasten, Ersatzteil, Front

Front Drezahlsteller, Ultraweiss	33 mm	1	**WH20420100H**	378 171 003
Front Drezahlsteller, Lichtgrau	33 mm	1	**WH20420103H**	378 171 033
Front Drezahlsteller, Anthrazit	33 mm	1	**WH20420104H**	378 171 043
Front Drezahlsteller, Schwarz	33 mm	1	**WH20420105H**	378 171 953
Front Drezahlsteller, Beige	33 mm	1	**WH20420107H**	378 171 913
Front Drezahlsteller, Braun	33 mm	1	**WH20420109H**	378 171 993

WH39430200Z

Kompensationsmodul LED:

Kompensationsmodul als paralleler Anschluss zwischen Neutralleiter und gedimmter Phase der Leuchtmittel. Verhindert das Glimmen von HV-LED Lampen im ausgeschalteten Zustand, die an Phasenabschnitt-Dimmern betrieben werden. Verbessert das Dimmverhalten von nicht für HV-LED Lampen optimierten Dimmern

Kompensationsmodul LED, 230V		1	**WH39430200Z**	548 990 003

▶ Seite 600

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WH104302F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 250 V~ - mit Schraubklemmen				
	Universal Drehdimmer LED	32 mm	1	**WH104302F**	548 823 793
	Nebenstelle Drehdimmer zu WH104302F	32 mm	1	**WH104303F**	548 843 793
WH103406F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 250 V~ - mit Schraubklemmen				
	Drehlichtregler Phasenanschnitt für LED 3-85 W	33 mm	1	**WH103406F**	-
WH103407F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 250 V~ - mit Schraubklemmen				
	Drehdimmer Phasenanschnitt 60-600 Watt / 20-500 VA	33 mm	1	**WH103407F**	548 423 793
	Drehdimmer Phasenabschnitt 20-500 Watt	33 mm	1	**WH103005F**	548 413 793
	Drehdimmer 1-10 Volt	33 mm	1	**WH104002F**	548 443 793
WH104201F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 10 A 250 V~ - mit Schraubklemmen				
	Drehzahlsteller	33 mm	1	**WH104201F**	548 908 003
WH104101F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 230V AC - mit Schraubklemmen				
	DALI-Drehdimmer	33 mm	1	**WH104101F**	548 453 793
	DALI-Drehdimmer Tunable White	38 mm	1	**WH104102F**	548 463 793

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Bezeichnung		kallysto.line komplett 92 x 92 mm		kallysto.trend komplett 94 x 94 mm		kallysto.pro komplett 94 x 94 mm	
	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Raumtemperatur-regler ohne Schalter, 230 V~ für konventionelle Stellantriebe, Schaltstrom heizen: 10 A (cos phi = 1), 4 A (cos phi = 0,6) kühlen: 5 A (cos phi = 1), 2 A (cos phi = 0,6) Einbautiefe 38 mm		**WH25440400C**	439 200 008	**WH26440400C**	439 200 208	**WH27440400C**	439 200 408
		WH25440403C	439 200 038	**WH26440403C**	439 200 238	**WH27440403C**	439 200 438
		WH25440404C	439 200 048	**WH26440404C**	439 200 248	**WH27440404C**	439 200 448
		WH25440405C	439 200 058	**WH26440405C**	439 200 258	**WH27440405C**	439 200 458
		WH25440407C	439 200 018	**WH26440407C**	439 200 218	**WH27440407C**	439 200 418
		WH25440409C	439 200 098	**WH26440409C**	439 200 298	**WH27440409C**	439 200 498
Raumtemperatur-regler mit Schalter und LED 230 V~ für konventionelle Stellantriebe, Schaltstrom heizen: 10 A (cos phi = 1), 4 A (cos phi = 0,6) Einbautiefe 38 mm		**WH25440500C**	439 210 008	**WH26440500C**	439 210 208	**WH27440500C**	439 210 408
		WH25440503C	439 210 038	**WH26440503C**	439 210 238	**WH27440503C**	439 210 438
		WH25440504C	439 210 048	**WH26440504C**	439 210 248	**WH27440504C**	439 210 448
		WH25440505C	439 210 058	**WH26440505C**	439 210 258	**WH27440505C**	439 210 458
		WH25440507C	439 210 018	**WH26440507C**	439 210 218	**WH27440507C**	439 210 418
		WH25440509C	439 210 098	**WH26440509C**	439 210 298	**WH27440509C**	439 210 498
Raumtemperatur-regler für elektrische Fussbodenheizung, mit Schalter und LED, inklusive Fühler 230 V~ Schaltstrom: 16 A (cos phi = 1), 2 A (cos phi = 0,6) Einbautiefe 40 mm		**WH25440600C**	439 220 008	**WH26440600C**	439 220 208	**WH27440600C**	439 220 408
		WH25440603C	439 220 038	**WH26440603C**	439 220 238	**WH27440603C**	439 220 438
		WH25440604C	439 220 048	**WH26440604C**	439 220 248	**WH27440604C**	439 220 448
		WH25440605C	439 220 058	**WH26440605C**	439 220 258	**WH27440605C**	439 220 458
		WH25440607C	439 220 018	**WH26440607C**	439 220 218	**WH27440607C**	439 220 418
		WH25440609C	439 220 098	**WH26440609C**	439 220 298	**WH27440609C**	439 220 498
Raumtemperatur-regler mit Schalter Heizen/Kühlen für konventionelle Stellantriebe Schaltstrom 10A (4A) Einbautiefe 40mm		**WH25441200C**	439 350 008	**WH26441200C**	439 350 208	**WH27441200C**	439 350 408
		WH25441203C	439 350 038	**WH26441203C**	439 350 238	**WH27441203C**	439 350 438
		WH25441204C	439 350 048	**WH26441204C**	439 350 248	**WH27441204C**	439 350 448
		WH25441205C	439 350 058	**WH26441205C**	439 350 258	**WH27441205C**	439 350 458
		WH25441207C	439 350 018	**WH26441207C**	439 350 218	**WH27441207C**	439 350 418
		WH25441209C	439 350 098	**WH26441209C**	439 350 298	**WH27441209C**	439 350 498
Raumtemperatur-regler ohne Schalter, 24 V AC/DC für konventionelle Stellantriebe, Schaltstrom heizen/kühlen: 1 A Einbautiefe 38 mm		**WH25440800C**	439 240 008	**WH26440800C**	439 240 208	**WH27440800C**	439 240 408
		WH25440803C	439 240 038	**WH26440803C**	439 240 238	**WH27440803C**	439 240 438
		WH25440804C	439 240 048	**WH26440804C**	439 240 248	**WH27440804C**	439 240 448
		WH25440805C	439 240 058	**WH26440805C**	439 240 258	**WH27440805C**	439 240 458
		WH25440807C	439 240 018	**WH26440807C**	439 240 218	**WH27440807C**	439 240 418
		WH25440809C	439 240 098	**WH26440809C**	439 240 298	**WH27440809C**	439 240 498
Raumtemperatur-regler mit Display Schaltstrom: 10A Absenkung: Absenktemperatur einstellbar Raumtemperaturregelung 5… 29°C Fußbodentemperaturregelung 10 … 41°C (Werkseinstellung 17°C) Anzeige: beleuchtetes, grafisches Display Einbautiefe 30mm		**WH25441100C**	439 250 008	**WH26441100C**	439 250 208	**WH27441100C**	439 250 408
		WH25441103C	439 250 038	**WH26441103C**	439 250 238	**WH27441103C**	439 250 438
		WH25441104C	439 250 048	**WH26441104C**	439 250 248	**WH27441104C**	439 250 448
		WH25441105C	439 250 058	**WH26441105C**	439 250 258	**WH27441105C**	439 250 458
		WH25441107C	439 250 018	**WH26441107C**	439 250 218	**WH27441107C**	439 250 418
		WH25441109C	439 250 098	**WH26441109C**	439 250 298	**WH27441109C**	439 250 498

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

		Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20440400A	439 206 003	**WH20440400B**	439 203 003	**WH23440400Q**	439 204 003
WH20440403A	439 206 033	**WH20440403B**	439 203 033	**WH23440403Q**	439 204 033
WH20440404A	439 206 043	**WH20440404B**	439 203 043	**WH23440404Q**	439 204 043
WH20440405A	439 206 953	**WH20440405B**	439 203 953	**WH23440405Q**	439 204 953
WH20440407A	439 206 913	**WH20440407B**	439 203 913	**WH23440407Q**	439 204 913
WH20440409A	439 206 993	**WH20440409B**	439 203 993	**WH23440409Q**	439 204 993
WH20440500A	439 216 003	**WH20440500B**	439 213 003	**WH23440500Q**	439 214 003
WH20440503A	439 216 033	**WH20440503B**	439 213 033	**WH23440503Q**	439 214 033
WH20440504A	439 216 043	**WH20440504B**	439 213 043	**WH23440504Q**	439 214 043
WH20440505A	439 216 953	**WH20440505B**	439 213 953	**WH23440505Q**	439 214 953
WH20440507A	439 216 913	**WH20440507B**	439 213 913	**WH23440507Q**	439 214 913
WH20440509A	439 216 993	**WH20440509B**	439 213 993	**WH23440509Q**	439 214 993
WH20440600A	439 226 003	**WH20440600B**	439 223 003	**WH23440600Q**	439 224 003
WH20440603A	439 226 033	**WH20440603B**	439 223 033	**WH23440603Q**	439 224 033
WH20440604A	439 226 043	**WH20440604B**	439 223 043	**WH23440604Q**	439 224 043
WH20440605A	439 226 953	**WH20440605B**	439 223 953	**WH23440605Q**	439 224 953
WH20440607A	439 226 913	**WH20440607B**	439 223 913	**WH23440607Q**	439 224 913
WH20440609A	439 226 993	**WH20440609B**	439 223 993	**WH23440609Q**	439 224 993
WH20441200A	439 356 003	**WH20441200B**	439 353 003	**WH23441200Q**	439 351 003
WH20441203A	439 356 033	**WH20441203B**	439 353 033	**WH23441203Q**	439 351 033
WH20441204A	439 356 043	**WH20441204B**	439 353 043	**WH23441204Q**	439 351 043
WH20441205A	439 350 953	**WH20441205B**	439 353 953	**WH23441205Q**	439 351 953
WH20441207A	439 350 913	**WH20441207B**	439 353 913	**WH23441207Q**	439 351 913
WH20441209A	439 350 993	**WH20441209B**	439 353 993	**WH23441209Q**	439 351 993
WH20440800A	439 246 003	**WH20440800B**	439 243 003	**WH23440800Q**	439 244 003
WH20440803A	439 246 033	**WH20440803B**	439 243 033	**WH23440803Q**	439 244 033
WH20440804A	439 246 043	**WH20440804B**	439 243 043	**WH23440804Q**	439 244 043
WH20440805A	439 246 953	**WH20440805B**	439 243 953	**WH23440805Q**	439 244 953
WH20440807A	439 246 913	**WH20440807B**	439 243 913	**WH23440807Q**	439 244 913
WH20440809A	439 246 993	**WH20440809B**	439 243 993	**WH23440809Q**	439 244 993
WH20441100A	439 256 003	**WH20441100B**	439 253 003	**WH23441100Q**	439 250 003
WH20441103A	439 256 033	**WH20441103B**	439 253 033	**WH23441103Q**	439 250 033
WH20441104A	439 256 043	**WH20441104B**	439 253 043	**WH23441104Q**	439 250 043
WH20441105A	439 256 953	**WH20441105B**	439 253 953	**WH23441105Q**	439 250 953
WH20441107A	439 256 913	**WH20441107B**	439 253 913	**WH23441107Q**	439 250 913
WH20441109A	439 256 993	**WH20441109B**	439 253 993	**WH23441109Q**	439 250 993

▶ Seite 600

WH20440400H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front				
Front Raumthermostat, Ultra-Weiss	38 mm	1	**WH20440400H**	378 286 003
Front Raumthermostat, Lichtgrau	38 mm	1	**WH20440403H**	378 286 033
Front Raumthermostat, Anthrazit	38 mm	1	**WH20440404H**	378 286 043
Front Raumthermostat, Schwarz	38 mm	1	**WH20440405H**	378 286 953
Front Raumthermostat, Beige	38 mm	1	**WH20440407H**	378 286 913
Front Raumthermostat, Braun	38 mm	1	**WH20440409H**	378 286 993

WH20440500H

Baukasten, Ersatzteil, Front				
Front Raumthermostat mit Schalter, Ultra-Weiss	38 mm	1	**WH20440500H**	378 288 003
Front Raumthermostat mit Schalter, Lichtgrau	38 mm	1	**WH20440503H**	378 288 033
Front Raumthermostat mit Schalter, Anthrazit	38 mm	1	**WH20440504H**	378 288 043
Front Raumthermostat mit Schalter, Schwarz	38 mm	1	**WH20440505H**	378 288 953
Front Raumthermostat mit Schalter, Beige	38 mm	1	**WH20440507H**	378 288 913
Front Raumthermostat mit Schalter, Braun	38 mm	1	**WH20440509H**	378 288 993

WH20441200H

Baukasten, Ersatzteil, Front				
Front Raumthermostat mit Schalter Heizen/Kühlen, Ultra-Weiss	40 mm	1	**WH20441200H**	377 968 003
Front Raumthermostat mit Schalter Heizen/Kühlen, Lichtgrau	40 mm	1	**WH20441203H**	377 968 033
Front Raumthermostat mit Schalter Heizen/Kühlen, Anthrazit	40 mm	1	**WH20441204H**	377 968 043
Front Raumthermostat mit Schalter Heizen/Kühlen, Schwarz	40 mm	1	**WH20441205H**	377 968 953
Front Raumthermostat mit Schalter Heizen/Kühlen, Beige	40 mm	1	**WH20441207H**	377 968 913
Front Raumthermostat mit Schalter Heizen/Kühlen, Braun	40 mm	1	**WH20441209H**	377 968 993

WH20440600H

Baukasten, Ersatzteil, Front				
Front Raumthermostat für FBH, Ultra-Weiss	40 mm	1	**WH20440600H**	378 290 003
Front Raumthermostat für FBH, Lichtgrau	40 mm	1	**WH20440603H**	378 290 033
Front Raumthermostat für FBH, Anthrazit	40 mm	1	**WH20440604H**	378 290 043
Front Raumthermostat für FBH, Schwarz	40 mm	1	**WH20440605H**	378 290 953
Front Raumthermostat für FBH, Beige	40 mm	1	**WH20440607H**	378 290 913
Front Raumthermostat für FBH, Braun	40 mm	1	**WH20440609H**	378 290 993

▶ Seite 600

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WH104404F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - mit Schraubklemmen Raumtemperaturregler ohne Schalter	38 mm	1	**WH104404F**	439 203 793
WH104405F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - mit Schraubklemmen Raumtemperaturregler mit Schalter	38 mm	1	**WH104405F**	439 213 793
WH104412F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - mit Schraubklemmen Raumtemperaturregler mit Schalter Heizen/Kühlen	40 mm	1	**WH104412F**	439 353 793
WH104406F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - mit Schraubklemmen Raumtemperaturregler für elekt. Fussbodenheizung	40 mm	1	**WH104406F**	439 223 793
WH104408F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - mit Schraubklemmen Raumtemperaturregler ohne Schalter, 24 V	38 mm	1	**WH104408F**	439 243 793

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Bewegungsmelder 3-Draht 1500 W/VA LED: 400 W Nachlaufzeit: Impulsbetrieb 200 ms; ca. 10 s ... 30 min Erfassungswinkel: 90 bis 180° Erfassungsbereich: 12x16m		**WH25250800C**	545 030 008	**WH26250800C**	545 030 208	**WH27250800C**	545 030 408
		WH25250803C	545 030 038	**WH26250803C**	545 030 238	**WH27250803C**	545 030 438
		WH25250804C	545 030 048	**WH26250804C**	545 030 248	**WH27250804C**	545 030 448
		WH25250805C	545 030 058	**WH26250805C**	545 030 258	**WH27250805C**	545 030 458
		WH25250807C	545 030 018	**WH26250807C**	545 030 218	**WH27250807C**	545 030 418
		WH25250809C	545 030 098	**WH26250809C**	545 030 298	**WH27250809C**	545 030 498
Bewegungsmelder für Minuterie Erfassungswinkel: 90 bis 180° Erfassungsbereich: 12x16m Als Slave in Verbindung mit dem Bewegungsmelder WHxx2508xxX		**WH25250900C**	545 020 008	**WH26250900C**	545 020 208	**WH27250900C**	545 020 408
		WH25250903C	545 020 038	**WH26250903C**	545 020 238	**WH27250903C**	545 020 438
		WH25250904C	545 020 048	**WH26250904C**	545 020 248	**WH27250904C**	545 020 448
		WH25250905C	545 020 058	**WH26250905C**	545 020 258	**WH27250905C**	545 020 458
		WH25250907C	545 020 018	**WH26250907C**	545 020 218	**WH27250907C**	545 020 418
		WH25250909C	545 020 098	**WH26250909C**	545 020 298	**WH27250909C**	545 020 498
Sonnerie-Drucktaster, 250 V~ Bezeichnungsschild 41x15 mm Einbautiefe 36 mm		**WH25510100C**	863 721 008	**WH26510100C**	863 721 208	**WH27510100C**	863 721 408
		WH25510103C	863 721 038	**WH26510103C**	863 721 238	**WH27510103C**	863 721 438
		WH25510104C	863 721 048	**WH26510104C**	863 721 248	**WH27510104C**	863 721 448
		WH25510105C	863 721 058	**WH26510105C**	863 721 258	**WH27510105C**	863 721 458
		WH25510107C	863 721 018	**WH26510107C**	863 721 218	**WH27510107C**	863 721 418
		WH25510109C	863 721 098	**WH26510109C**	863 721 298	**WH27510109C**	863 721 498
Türgong elektronisch 230VAC / 50 Hz (70mA) 18 Melodien, 2 Eingänge, Max Lautstärke 83 dB Einbautiefe 28mm		**WH55830100C**	931 100 008	**WH56830100C**	931 100 208	**WH57830100C**	931 100 408
		WH55830103C	931 100 038	**WH56830103C**	931 100 238	**WH57830103C**	931 100 438
		WH55830104C	931 100 048	**WH56830104C**	931 100 248	**WH57830104C**	931 100 448
		WH55830105C	931 100 058	**WH56830105C**	931 100 258	**WH57830105C**	931 100 458
		WH55830107C	931 100 018	**WH56830107C**	931 100 218	**WH57830107C**	931 100 418
		WH55830109C	931 100 098	**WH56830109C**	931 100 298	**WH57830109C**	931 100 498
Türgong elektronisch 8-12V =/AC (0.5A) 18 Melodien, 2 Eingänge, Max Lautstärke 83 dB Einbautiefe 28mm		**WH55830200C**	931 110 008	**WH56830200C**	931 110 208	**WH57830200C**	931 110 408
		WH55830203C	931 110 038	**WH56830203C**	931 110 238	**WH57830203C**	931 110 438
		WH55830204C	931 110 048	**WH56830204C**	931 110 248	**WH57830204C**	931 110 448
		WH55830205C	931 110 058	**WH56830205C**	931 110 258	**WH57830205C**	931 110 458
		WH55830207C	931 110 018	**WH56830207C**	931 110 218	**WH57830207C**	931 110 418
		WH55830209C	931 110 098	**WH56830209C**	931 110 298	**WH57830209C**	931 110 498

- Erfassungsdistanz: frontal 10 m, seitlich je 5 m
  Verzögerungszeit: 1 sec. bis 30 min
  Ansprechhelligkeit: 5 bis 800 Lux

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
WH20250800A	545 036 003	**WH20250800B**	545 033 003	**WH23250800Q**	545 031 003
WH20250803A	545 036 033	**WH20250803B**	545 033 033	**WH23250803Q**	545 031 033
WH20250804A	545 036 043	**WH20250804B**	545 033 043	**WH23250804Q**	545 031 043
WH20250805A	545 036 053	**WH20250805B**	545 033 053	**WH23250805Q**	545 031 053
WH20250807A	545 036 013	**WH20250807B**	545 033 013	**WH23250807Q**	545 031 013
WH20250809A	545 036 093	**WH20250809B**	545 033 093	**WH23250809Q**	545 031 093
WH20250900A	545 026 003	**WH20250900B**	545 023 003	**WH23250900Q**	545 021 003
WH20250903A	545 026 033	**WH20250903B**	545 023 033	**WH23250903Q**	545 021 033
WH20250904A	545 026 043	**WH20250904B**	545 023 043	**WH23250904Q**	545 021 043
WH20250905A	545 026 053	**WH20250905B**	545 023 053	**WH23250905Q**	545 021 053
WH20250907A	545 026 013	**WH20250907B**	545 023 013	**WH23250907Q**	545 021 013
WH20250909A	545 026 093	**WH20250909B**	545 023 093	**WH23250909Q**	545 021 093
WH20510100A	863 728 003	**WH20510100B**	863 821 003	**WH23510100Q**	863 022 003
WH20510103A	863 728 033	**WH20510103B**	863 821 033	**WH23510103Q**	863 022 033
WH20510104A	863 728 043	**WH20510104B**	863 821 043	**WH23510104Q**	863 022 043
WH20510105A	863 728 953	**WH20510105B**	863 821 953	**WH23510105Q**	863 022 953
WH20510107A	863 728 913	**WH20510107B**	863 821 913	**WH23510107Q**	863 022 913
WH20510109A	863 728 993	**WH20510109B**	863 821 993	**WH23510109Q**	863 022 993
WH50830100A	931 106 003	**WH50830100B**	931 103 003	**WH53830100Q**	931 101 003
WH50830103A	931 106 033	**WH50830103B**	931 103 033	**WH53830103Q**	931 101 033
WH50830104A	931 106 043	**WH50830104B**	931 103 043	**WH53830104Q**	931 101 043
WH50830105A	931 106 953	**WH50830105B**	931 103 953	**WH53830105Q**	931 101 953
WH50830107A	931 106 913	**WH50830107B**	931 103 913	**WH53830107Q**	931 101 913
WH50830109A	931 106 993	**WH50830109B**	931 103 993	**WH53830109Q**	931 101 993
WH50830200A	931 116 003	**WH50830200B**	931 113 003	**WH53830200Q**	931 111 003
WH50830203A	931 116 033	**WH50830203B**	931 113 033	**WH53830203Q**	931 111 033
WH50830204A	931 116 043	**WH50830204B**	931 113 043	**WH53830204Q**	931 111 043
WH50830205A	931 116 953	**WH50830205B**	931 113 953	**WH53830205Q**	931 111 953
WH50830207A	931 116 913	**WH50830207B**	931 113 913	**WH53830207Q**	931 111 913
WH50830209A	931 116 993	**WH50830209B**	931 113 993	**WH53830209Q**	931 111 993

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
2x flexible Leiter Länge 118mm mit 10mm Endhülsen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Bezeichnung
250V AC
Ausgangsstrom :
- Single C-port: 5V 3.0A 15W; 9V 2.2A 20W; 12V 1.67A 20W
- C + C-port: 5V 2.0A 10W (4.0A gesamt)

Ausgangsleistung
20W Power Delivery
Ausgangsspannung 5 VDC
Einbautiefe: 40 mm

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

		Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
USB Ladesteckdose Typ C-C			**WH55822100C**	960 050 008	**WH56822100C**	960 050 208	**WH57822100C**	960 050 408
			WH55822103C	960 050 038	**WH56822103C**	960 050 238	**WH57822103C**	960 050 438
			WH55822104C	960 050 048	**WH56822104C**	960 050 248	**WH57822104C**	960 050 448
			WH55822105C	960 050 058	**WH56822105C**	960 050 258	**WH57822105C**	960 050 458
			WH55822107C	960 050 018	**WH56822107C**	960 050 218	**WH57822107C**	960 050 418
			WH55822109C	960 050 098	**WH56822109C**	960 050 298	**WH57822109C**	960 050 498
USB Ladesteckdose 2x Typ C-C			**WH55822200C**	960 060 008	**WH56822200C**	960 060 208	**WH57822200C**	960 060 408
			WH55822203C	960 060 038	**WH56822203C**	960 060 238	**WH57822203C**	960 060 438
			WH55822204C	960 060 048	**WH56822204C**	960 060 248	**WH57822204C**	960 060 448
			WH55822205C	960 060 058	**WH56822205C**	960 060 258	**WH57822205C**	960 060 458
			WH55822207C	960 060 018	**WH56822207C**	960 060 218	**WH57822207C**	960 060 418
			WH55822209C	960 060 098	**WH56822209C**	960 060 298	**WH57822209C**	960 060 498
USB Ladesteckdose Typ C-C mit Steckdose Typ 13 Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen			**WH55822300C**	960 070 008	**WH56822300C**	960 070 208	**WH57822300C**	960 070 408
			WH55822303C	960 070 038	**WH56822303C**	960 070 238	**WH57822303C**	960 070 438
			WH55822304C	960 070 048	**WH56822304C**	960 070 248	**WH57822304C**	960 070 448
			WH55822305C	960 070 058	**WH56822305C**	960 070 258	**WH57822305C**	960 070 458
			WH55822307C	960 070 018	**WH56822307C**	960 070 218	**WH57822307C**	960 070 418
			WH55822309C	960 070 098	**WH56822309C**	960 070 298	**WH57822309C**	960 070 498
USB Ladesteckdose Typ C-C mit Steckdose Typ 23 Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen			**WH55822400C**	960 080 008	**WH56822400C**	960 080 208	**WH57822400C**	960 080 408
			WH55822403C	960 080 038	**WH56822403C**	960 080 238	**WH57822403C**	960 080 438
			WH55822404C	960 080 048	**WH56822404C**	960 080 248	**WH57822404C**	960 080 448
			WH55822405C	960 080 058	**WH56822405C**	960 080 258	**WH57822405C**	960 080 458
			WH55822407C	960 080 018	**WH56822407C**	960 080 218	**WH57822407C**	960 080 418
			WH55822409C	960 080 098	**WH56822409C**	960 080 298	**WH57822409C**	960 080 498

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 64 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
WH50822100A	960 056 003	**WH50822100B**	960 053 003	**WH53822100Q**	960 051 003
WH50822103A	960 056 033	**WH50822103B**	960 053 033	**WH53822103Q**	960 051 033
WH50822104A	960 056 043	**WH50822104B**	960 053 043	**WH53822104Q**	960 051 043
WH50822105A	960 056 053	**WH50822105B**	960 053 053	**WH53822105Q**	960 051 053
WH50822107A	960 056 013	**WH50822107B**	960 053 013	**WH53822107Q**	960 051 013
WH50822109A	960 056 093	**WH50822109B**	960 053 093	**WH53822109Q**	960 051 093
WH50822200A	960 066 003	**WH50822200B**	960 063 003	**WH53822200Q**	960 061 003
WH50822203A	960 066 033	**WH50822203B**	960 063 033	**WH53822203Q**	960 061 033
WH50822204A	960 066 043	**WH50822204B**	960 063 043	**WH53822204Q**	960 061 043
WH50822205A	960 066 053	**WH50822205B**	960 063 053	**WH53822205Q**	960 061 053
WH50822207A	960 066 013	**WH50822207B**	960 063 013	**WH53822207Q**	960 061 013
WH50822209A	960 066 093	**WH50822209B**	960 063 093	**WH53822209Q**	960 061 093
WH50822300A	960 076 003	**WH50822300B**	960 073 003	**WH53822300Q**	960 071 003
WH50822303A	960 076 033	**WH50822303B**	960 073 033	**WH53822303Q**	960 071 033
WH50822304A	960 076 043	**WH50822304B**	960 073 043	**WH53822304Q**	960 071 043
WH50822305A	960 076 053	**WH50822305B**	960 073 053	**WH53822305Q**	960 071 053
WH50822307A	960 076 013	**WH50822307B**	960 073 013	**WH53822307Q**	960 071 013
WH50822309A	960 076 093	**WH50822309B**	960 073 093	**WH53822309Q**	960 071 093
WH50822400A	960 086 003	**WH50822400B**	960 083 003	**WH53822400Q**	960 081 003
WH50822403A	960 086 033	**WH50822403B**	960 083 033	**WH53822403Q**	960 081 033
WH50822404A	960 086 043	**WH50822404B**	960 083 043	**WH53822404Q**	960 081 043
WH50822405A	960 086 053	**WH50822405B**	960 083 053	**WH53822405Q**	960 081 053
WH50822407A	960 086 013	**WH50822407B**	960 083 013	**WH53822407Q**	960 081 013
WH50822409A	960 086 093	**WH50822409B**	960 083 093	**WH53822409Q**	960 081 093

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
2x flexible Leiter Länge 118mm mit 10mm Endhülsen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Bezeichnung
250V AC
Ausgangsstrom : Typ A: 3000mA, Typ C: 3000mA
(max. 3000mA aufgeteilt auf beide USB-Anschlüsse)
Ausgangsleistung
18W Power Delivery
Ausgangsspannung 5 VDC
Einbautiefe: 40 mm

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
USB Ladesteckdose Typ A-C		**WH55821100C**	960 800 008	**WH56821100C**	960 800 208	**WH57821100C**	960 800 408
		WH55821103C	960 800 038	**WH56821103C**	960 800 238	**WH57821103C**	960 800 438
		WH55821104C	960 800 048	**WH56821104C**	960 800 248	**WH57821104C**	960 800 448
		WH55821105C	960 800 058	**WH56821105C**	960 800 258	**WH57821105C**	960 800 458
		WH55821107C	960 800 018	**WH56821107C**	960 800 218	**WH57821107C**	960 800 418
		WH55821109C	960 800 098	**WH56821109C**	960 800 298	**WH57821109C**	960 800 498
USB Ladesteckdose Typ A-C mit Steckdose Typ 13 Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen		**WH55821300C**	960 810 008	**WH56821300C**	960 810 208	**WH57821300C**	960 810 008
		WH55821303C	960 810 038	**WH56821303C**	960 810 238	**WH57821303C**	960 810 038
		WH55821304C	960 810 048	**WH56821304C**	960 810 248	**WH57821304C**	960 810 048
		WH55821305C	960 810 058	**WH56821305C**	960 810 258	**WH57821305C**	960 810 058
		WH55821307C	960 810 018	**WH56821307C**	960 810 218	**WH57821307C**	960 810 018
		WH55821309C	960 810 098	**WH56821309C**	960 810 298	**WH57821309C**	960 810 098
USB Ladesteckdose Typ A-C mit Steckdose Typ 23 Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen		**WH55821400C**	960 820 008	**WH56821400C**	960 820 208	**WH57821400C**	960 820 408
		WH55821403C	960 820 038	**WH56821403C**	960 820 238	**WH57821403C**	960 820 438
		WH55821404C	960 820 048	**WH56821404C**	960 820 248	**WH57821404C**	960 820 448
		WH55821405C	960 820 058	**WH56821405C**	960 820 258	**WH57821405C**	960 820 458
		WH55821407C	960 820 018	**WH56821407C**	960 820 218	**WH57821407C**	960 820 418
		WH55821409C	960 820 098	**WH56821409C**	960 820 298	**WH57821409C**	960 820 498

Bezeichnung
250V AC
Ausgangsstrom: max 3250mA bei 65W
Nennausgangsleistung 60W
Max. Ausgangsleistung 65W
(automatische Leistungsanpassung je nach Temperaturanstieg im Gerät)
Ausgangsspannung 20 VDC
mit Schraubklemmen
Einbautiefe: 35 mm

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
USB Ladesteckdose Typ C 65W PD Ladeprotokolle: USB PD; PPS; BC1.2; Apple 2.4 A; Samsung 2A; QC4.0		**WH55821500C**	960 840 008	**WH56821500C**	960 840 208	**WH57821500C**	960 840 408
		WH55821503C	960 840 038	**WH56821503C**	960 840 238	**WH57821503C**	960 840 438
		WH55821504C	960 840 048	**WH56821504C**	960 840 248	**WH57821504C**	960 840 448
		WH55821505C	960 840 058	**WH56821505C**	960 840 258	**WH57821505C**	960 840 458
		WH55821507C	960 840 018	**WH56821507C**	960 840 218	**WH57821507C**	960 840 418
		WH55821509C	960 840 098	**WH56821509C**	960 840 298	**WH57821509C**	960 840 498

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH50821100A	960 806 003
WH50821103A	960 806 033
WH50821104A	960 806 043
WH50821105A	960 806 953
WH50821107A	960 806 913
WH50821109A	960 806 993
WH50821300A	960 816 003
WH50821303A	960 816 033
WH50821304A	960 816 043
WH50821305A	960 816 953
WH50821307A	960 816 913
WH50821309A	960 816 993
WH50821400A	960 826 003
WH50821403A	960 826 033
WH50821404A	960 826 043
WH50821405A	960 826 953
WH50821407A	960 826 913
WH50821409A	960 826 993

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH50821100B	960 803 003
WH50821103B	960 803 033
WH50821104B	960 803 043
WH50821105B	960 803 953
WH50821107B	960 806 913
WH50821109B	960 803 993
WH50821300B	960 813 003
WH50821303B	960 813 033
WH50821304B	960 813 043
WH50821305B	960 813 953
WH50821307B	960 813 913
WH50821309B	960 813 993
WH50821400B	960 823 003
WH50821403B	960 823 033
WH50821404B	960 823 043
WH50821405B	960 823 953
WH50821407B	960 823 913
WH50821409B	960 823 993

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 64 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH53821100Q	960 801 003
WH53821103Q	960 801 033
WH53821104Q	960 801 043
WH53821105Q	960 801 953
WH53821107Q	960 801 913
WH53821109Q	960 801 993
WH53821300Q	960 811 003
WH53821303Q	960 811 033
WH53821304Q	960 811 043
WH53821305Q	960 811 953
WH53821307Q	960 811 913
WH53821309Q	960 811 993
WH53821400Q	960 821 003
WH53821403Q	960 821 033
WH53821404Q	960 821 043
WH53821405Q	960 821 953
WH53821407Q	960 821 913
WH53821409Q	960 821 993

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH50821500A	960 846 003
WH50821503A	960 846 033
WH50821504A	960 846 043
WH50821505A	960 846 953
WH50821507A	960 846 913
WH50821509A	960 846 993

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH50821500B	960 843 003
WH50821503B	960 843 033
WH50821504B	960 843 043
WH50821505B	960 843 953
WH50821507B	960 843 913
WH50821509B	960 843 993

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH53821500Q	960 841 003
WH53821503Q	960 841 033
WH53821504Q	960 841 043
WH53821505Q	960 841 953
WH53821507Q	960 841 913
WH53821509Q	960 841 993


WH50820100H

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front			
- Duroplast			
Front USB Ladesteckdose, Ultraweiss	1	**WH50820100H**	378 055 003
Front USB Ladesteckdose, Lichtgrau	1	**WH50820103H**	378 055 033
Front USB Ladesteckdose, Anthrazit	1	**WH50820104H**	378 055 043
Front USB Ladesteckdose, Schwarz	1	**WH50820105H**	378 055 953
Front USB Ladesteckdose, Beige	1	**WH50820107H**	378 055 913
Front USB Ladesteckdose, Braun	1	**WH50820109H**	378 055 993

WH50820200H

Baukasten, Ersatzteil, Front			
- Duroplast			
Front USB doppel Ladesteckdose, Ultraweiss	1	**WH50820200H**	378 100 003
Front USB doppel Ladesteckdose, Lichtgrau	1	**WH50820203H**	378 100 033
Front USB doppel Ladesteckdose, Anthrazit	1	**WH50820204H**	378 100 043
Front USB doppel Ladesteckdose, Schwarz	1	**WH50820205H**	378 100 953
Front USB doppel Ladesteckdose, Beige	1	**WH50820207H**	378 100 913
Front USB doppel Ladesteckdose, Braun	1	**WH50820209H**	378 100 993

WH50820300H

Baukasten, Ersatzteil, Front			
- Duroplast			
Front USB-Ladesteckdose mit Typ 13, Ultraweiss	1	**WH50820300H**	378 098 003
Front USB-Ladesteckdose mit Typ 13, Lichtgrau	1	**WH50820303H**	378 098 033
Front USB-Ladesteckdose mit Typ 13, Anthrazit	1	**WH50820304H**	378 098 043
Front USB-Ladesteckdose mit Typ 13, Schwarz	1	**WH50820305H**	378 098 953
Front USB-Ladesteckdose mit Typ 13, Beige	1	**WH50820307H**	378 098 913
Front USB-Ladesteckdose mit Typ 13, Braun	1	**WH50820309H**	378 098 993

WH50820400H

Baukasten, Ersatzteil, Front			
- Duroplast			
Front USB-Ladesteckdose mit Typ 23, Ultraweiss	1	**WH50820400H**	378 099 003
Front USB-Ladesteckdose mit Typ 23, Lichtgrau	1	**WH50820403H**	378 099 033
Front USB-Ladesteckdose mit Typ 23, Anthrazit	1	**WH50820404H**	378 099 043
Front USB-Ladesteckdose mit Typ 23, Schwarz	1	**WH50820405H**	378 099 953
Front USB-Ladesteckdose mit Typ 23, Beige	1	**WH50820407H**	378 099 913
Front USB-Ladesteckdose mit Typ 23, Braun	1	**WH50820409H**	378 099 993

WH50821500H

Baukasten, Ersatzteil, Front			
- Duroplast			
Front USB-Ladesteckdose Typ C PD 65W, Ultraweiss	1	**WH50821500H**	378 053 003
Front USB-Ladesteckdose Typ C PD 65W, Lichtgrau	1	**WH50821503H**	378 053 033
Front USB-Ladesteckdose Typ C PD 65W, Anthrazit	1	**WH50821504H**	378 053 043
Front USB-Ladesteckdose Typ C PD 65W, Schwarz	1	**WH50821505H**	378 053 953
Front USB-Ladesteckdose Typ C PD 65W, Beige	1	**WH50821507H**	378 053 913
Front USB-Ladesteckdose Typ C PD 65W, Braun	1	**WH50821509H**	378 053 993

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WH408211F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 230 V~ - 2 flexible Leiter Länge 118mm mit 10mm Endhülsen				
	USB Ladesteckdose 3000 mA Typ A-C PD	40 mm	1	**WH408211F**	960 803 793
WH408213F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 230 V~ - 2 flexible Leiter Länge 118mm mit 10mm Endhülsen - Steckdose Typ13/23 mit Steckklemmen				
	USB Ladesteckdose 3000 mA Typ A-C PD	40 mm	1	**WH408213F**	960 813 793
WH408221F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 230 V~ - 2x flexible Leiter Länge 118mm mit 10mm Endhülsen				
	USB Ladesteckdose 3000 mA Typ C-C PD	40 mm	1	**WH408221F**	960 053 793
WH408222F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 230 V~ - 2x flexible Leiter Länge 118mm mit 10mm Endhülsen				
	2x USB Ladesteckdose 3000 mA Typ C-C PD	40 mm	1	**WH408222F**	960 063 793
WH408223F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 230 V~ - 2x flexible Leiter Länge 118mm mit 10mm Endhülsen - Steckdose Typ 13/23 mit Steckklemmen				
	USB Ladesteckdose 3000 mA Typ C-C PD mit Typ 13/23	40 mm	1	**WH408223F**	960 073 793
WH408215F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 250V - mit Schraubklemmen				
	USB Ladesteckdose Typ C 65W PD	35 mm	1	**WH408215F**	960 843 793

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung		Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Durchgangsdose inkl. Kabelzugentlastung, ohne Klemmsatz, Ø 9 mm			**WH25960500C**	145 718 008	**WH26960500C**	145 718 208	**WH27960500C**	145 718 408
			WH25960503C	145 718 038	**WH26960503C**	145 718 238	**WH27960503C**	145 718 438
			WH25960504C	145 718 048	**WH26960504C**	145 718 248	**WH27960504C**	145 718 448
			WH25960505C	145 718 058	**WH26960505C**	145 718 258	**WH27960505C**	145 718 458
			WH25960507C	145 718 018	**WH26960507C**	145 718 218	**WH27960507C**	145 718 418
			WH25960509C	145 718 098	**WH26960509C**	145 718 298	**WH27960509C**	145 718 498
Blindabdeckung mit Steckbefestigung (ohne Schrauben) Einbautiefe 10 mm			**WH25920500C**	378 410 008	**WH26920500C**	378 410 208	**WH27920500C**	378 410 408
			WH25920503C	378 410 038	**WH26920503C**	378 410 238	**WH27920503C**	378 410 438
			WH25920504C	378 410 048	**WH26920504C**	378 410 248	**WH27920504C**	378 410 448
			WH25920505C	378 410 058	**WH26920505C**	378 410 258	**WH27920505C**	378 410 458
			WH25920507C	378 410 018	**WH26920507C**	378 410 218	**WH27920507C**	378 410 418
			WH25920509C	378 410 098	**WH26920509C**	378 410 298	**WH27920509C**	378 410 498
Blindabdeckung mit Schraubbefestigung Einbautiefe 10 mm			**WH25920400C**	378 400 008	**WH26920400C**	378 400 208	**WH27920400C**	378 400 408
			WH25920403C	378 400 038	**WH26920403C**	378 400 238	**WH27920403C**	378 400 438
			WH25920404C	378 400 048	**WH26920404C**	378 400 248	**WH27920404C**	378 400 448
			WH25920405C	378 400 058	**WH26920405C**	378 400 258	**WH27920405C**	378 400 458
			WH25920407C	378 400 018	**WH26920407C**	378 400 218	**WH27920407C**	378 400 418
			WH25920409C	378 400 098	**WH26920409C**	378 400 298	**WH27920409C**	378 400 498

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20960500A	145 738 003	**WH20960500B**	145 818 003	**WH23960500Q**	140 802 003
WH20960503A	145 738 033	**WH20960503B**	145 818 033	**WH23960503Q**	140 802 033
WH20960504A	145 738 043	**WH20960504B**	145 818 043	**WH23960504Q**	140 802 043
WH20960505A	145 738 953	**WH20960505B**	145 818 953	**WH23960505Q**	140 802 953
WH20960507A	145 738 913	**WH20960507B**	145 818 913	**WH23960507Q**	140 802 913
WH20960509A	145 738 993	**WH20960509B**	145 818 993	**WH23960509Q**	140 802 993
WH20920500A	378 412 003	**WH20920500B**	378 411 003	**WH23920500Q**	378 417 003
WH20920503A	378 412 033	**WH20920503B**	378 411 033	**WH23920503Q**	378 417 033
WH20920504A	378 412 043	**WH20920504B**	378 411 043	**WH23920504Q**	378 417 043
WH20920505A	378 412 953	**WH20920505B**	378 411 953	**WH23920505Q**	378 417 953
WH20920507A	378 412 913	**WH20920507B**	378 411 913	**WH23920507Q**	378 417 913
WH20920509A	378 412 993	**WH20920509B**	378 411 993	**WH23920509Q**	378 417 993
WH20920400A	378 402 003	**WH20920400B**	378 401 003		
WH20920403A	378 402 033	**WH20920403B**	378 401 033		
WH20920404A	378 402 043	**WH20920404B**	378 401 043		
WH20920405A	378 402 953	**WH20920405B**	378 401 953		
WH20920407A	378 402 913	**WH20920407B**	378 401 913		
WH20920409A	378 402 993	**WH20920409B**	378 401 993		

▶ Seite 600

WH20250800H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front				
Front Bewegungsmelder, Ultra-Weiss	34 mm	1	**WH20250800H**	378 006 003
Front Bewegungsmelder, Lichtgrau	34 mm	1	**WH20250803H**	378 006 033
Front Bewegungsmelder, Anthrazit	34 mm	1	**WH20250804H**	378 006 043
Front Bewegungsmelder, Schwarz	34 mm	1	**WH20250805H**	378 006 053
Front Bewegungsmelder, Beige	34 mm	1	**WH20250807H**	378 006 013
Front Bewegungsmelder, Braun	34 mm	1	**WH20250809H**	378 006 093

WH20510100H

Baukasten, Ersatzteil, Front				
Front Sonnerietaster, Ultra-Weiss	36 mm	1	**WH20510100H**	378 175 003
Front Sonnerietaster, Lichtgrau	36 mm	1	**WH20510103H**	378 175 033
Front Sonnerietaster, Anthrazit	36 mm	1	**WH20510104H**	378 175 043
Front Sonnerietaster, Schwarz	36 mm	1	**WH20510105H**	378 175 953
Front Sonnerietaster, Beige	36 mm	1	**WH20510107H**	378 175 913
Front Sonnerietaster, Braun	36 mm	1	**WH20510109H**	378 175 993

WH50830100H

Baukasten, Ersatzteil, Front				
Front Türgong, Ultra-Weiss	28 mm	1	**WH50830100H**	378 106 003
Front Türgong, Lichtgrau	28 mm	1	**WH50830103H**	378 106 033
Front Türgong, Anthrazit	28 mm	1	**WH50830104H**	378 106 043
Front Türgong, Schwarz	28 mm	1	**WH50830105H**	378 106 953
Front Türgong, Beige	28 mm	1	**WH50830107H**	378 106 913
Front Türgong, Braun	28 mm	1	**WH50830109H**	378 106 993

WH20960500H

Baukasten, Ersatzteil, Front				
Front Durchgangsdose, Ultra-Weiss	34 mm	1	**WH20960500H**	378 405 003
Front Durchgangsdose, Lichtgrau	34 mm	1	**WH20960503H**	378 405 033
Front Durchgangsdose, Anthrazit	34 mm	1	**WH20960504H**	378 405 043
Front Durchgangsdose, Schwarz	34 mm	1	**WH20960505H**	378 405 953
Front Durchgangsdose, Beige	34 mm	1	**WH20960507H**	378 405 913
Front Durchgangsdose, Braun	34 mm	1	**WH20960509H**	378 405 993

▶ Seite 600

WH20920500H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Steckbefestigung

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Blindfrontplatte steckbar, Ultra-Weiss	10 mm	1	**WH20920500H**	378 414 003
Blindfrontplatte steckbar Lichtgrau	10 mm	1	**WH20920503H**	378 414 033
Blindfrontplatte steckbar, Anthrazit	10 mm	1	**WH20920504H**	378 414 043
Blindfrontplatte steckbar, Schwarz	10 mm	1	**WH20920505H**	378 414 953
Blindfrontplatte steckbar, Beige	10 mm	1	**WH20920507H**	378 414 913
Blindfrontplatte steckbar, Braun	10 mm	1	**WH20920509H**	378 414 993

WH20920400H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Schraubbefestigung

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Blindfrontplatte schraubbar, Ultra-Weiss	10 mm	1	**WH20920400H**	378 404 003
Blindfrontplatte schraubbar Lichtgrau	10 mm	1	**WH20920403H**	378 404 033
Blindfrontplatte schraubbar, Anthrazit	10 mm	1	**WH20920404H**	378 404 043
Blindfrontplatte schraubbar, Schwarz	10 mm	1	**WH20920405H**	378 404 953
Blindfrontplatte schraubbar, Beige	10 mm	1	**WH20920407H**	378 404 913
Blindfrontplatte schraubbar, Braun	10 mm	1	**WH20920409H**	378 404 993

WH102508F

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- 250 V~
- mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Bewegungsmelder 3 Draht 1500W/VA, LED-Lampen 400W	34 mm	1	**WH102508F**	545 033 793
Bewegungsmelder für Minuterie	34 mm	1	**WH102509F**	545 023 793

WH105101F

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- 250 V~

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Sonnerie-Drucktaster	36 mm	1	**WH105101F**	863 729 003

WH408301F

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Türgong elektronisch 250V AC	28 mm	1	**WH408301F**	931 103 793
Türgong elektronisch 12 V =/AC	28 mm	1	**WH408302F**	931 113 793

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung
Einbautiefe 36 mm
Integrierte LED blau für Orientierung

	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Hotelcard-Schalter 10 A 250 V~		**WH25130300C**	350 277 008	**WH26130300C**	350 277 208	**WH27130300C**	350 277 408
		WH25130303C	350 277 038	**WH26130303C**	350 277 238	**WH27130303C**	350 277 438
		WH25130304C	350 277 048	**WH26130304C**	350 277 248	**WH27130304C**	350 277 448
		WH25130305C	350 277 058	**WH26130305C**	350 277 258	**WH27130305C**	350 277 458
		WH25130307C	350 277 018	**WH26130307C**	350 277 218	**WH27130307C**	350 277 418
		WH25130309C	350 277 098	**WH26130309C**	350 277 298	**WH27130309C**	350 277 498

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20130300A	350 877 003
WH20130303A	350 877 033
WH20130304A	350 877 043
WH20130305A	350 877 953
WH20130307A	350 877 913
WH20130309A	350 877 993

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20130300B	350 577 003
WH20130303B	350 577 033
WH20130304B	350 577 043
WH20130305B	350 577 953
WH20130307B	350 577 913
WH20130309B	350 577 993

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH23130300Q	350 378 003
WH23130303Q	350 378 033
WH23130304Q	350 378 043
WH23130305Q	350 378 953
WH23130307Q	350 378 913
WH23130309Q	350 378 993

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung
Einbautiefe 32 mm

	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Einfachsteckdose Typ Schuko (DE) 16 A 250 V~ Schuko mit Kinderschutz Einbautiefe 32 mm		**WH25750100C**	630 004 008	**WH26750100C**	630 004 208	**WH27750100C**	630 004 408
		WH25750105C	630 004 058	**WH26750105C**	630 004 258	**WH27750105C**	630 004 458
Einfachsteckdose Typ 2P+T (FR) 16 A 250 V~ mit Kinderschutz Einbautiefe 28 mm		**WH25750200C**	630 005 008	**WH26750200C**	630 005 208	**WH27750200C**	630 005 408
		WH25750205C	630 005 058	**WH26750205C**	630 005 258	**WH27750205C**	630 005 458

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20750100A	630 084 003
WH20750105A	630 084 953
WH20750200A	630 085 003
WH20750205A	630 085 953

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20750100B	630 064 003
WH20750105B	630 064 953
WH20750200B	630 065 003
WH20750205B	630 065 953

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH23750100Q	600 007 003
WH23750105Q	600 007 953
WH23750200Q	600 006 003
WH23750205Q	600 006 953

▶ Seite 600

WH20130300H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front				
Front Hotel Card-Taster, Ultraweiss	36 mm	1	**WH20130300H**	378 978 003
Front Hotel Card-Taster, Lichtgrau	36 mm	1	**WH20130303H**	378 978 033
Front Hotel Card-Taster, Anthrazit	36 mm	1	**WH20130304H**	378 978 043
Front Hotel Card-Taster, Schwarz	36 mm	1	**WH20130305H**	378 978 953
Front Hotel Card-Taster, Beige	36 mm	1	**WH20130307H**	378 978 913
Front Hotel Card-Taster, Braun	36 mm	1	**WH20130309H**	378 978 993

▶ Seite 600

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
WH101303F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 10 A 250 V~ - mit Schraubklemmen				
	Hotelcard-Schalter	36 mm	1	**WH101303F**	350 879 003

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung
Einbautiefe 32 mm

	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
LED-Signalisation Grün und Rot ohne Piktogramm, 1,4 mW, 250 V~		**WH25520300C**	455 212 008	**WH26520300C**	455 212 208	**WH27520300C**	455 212 408
		WH25520303C	455 212 038	**WH26520303C**	455 212 238	**WH27520303C**	455 212 438
		WH25520304C	455 212 048	**WH26520304C**	455 212 248	**WH27520304C**	455 212 448
		WH25520305C	455 212 058	**WH26520305C**	455 212 258	**WH27520305C**	455 212 458
		WH25520307C	455 212 018	**WH26520307C**	455 212 218	**WH27520307C**	455 212 418
		WH25520309C	455 212 098	**WH26520309C**	455 212 298	**WH27520309C**	455 212 498
LED-Signalisation Weiss ohne Piktogramm, 1,4 mW, 250 V~ Helligkeitseinstellung		**WH25520100C**	455 210 008	**WH26520100C**	455 210 208	**WH27520100C**	455 210 408
		WH25520103C	455 210 038	**WH26520103C**	455 210 238	**WH27520103C**	455 210 438
		WH25520104C	455 210 048	**WH26520104C**	455 210 248	**WH27520104C**	455 210 448
		WH25520105C	455 210 058	**WH26520105C**	455 210 258	**WH27520105C**	455 210 458
		WH25520107C	455 210 018	**WH26520107C**	455 210 218	**WH27520107C**	455 210 418
		WH25520109C	455 210 098	**WH26520109C**	455 210 298	**WH27520109C**	455 210 498
LED-Signalisation Blau ohne Piktogramm, 1,4 mW, 250 V~ Helligkeitseinstellung		**WH25520200C**	455 213 008	**WH26520200C**	455 213 208	**WH27520200C**	455 213 408
		WH25520203C	455 213 038	**WH26520203C**	455 213 238	**WH27520203C**	455 213 438
		WH25520204C	455 213 048	**WH26520204C**	455 213 248	**WH27520204C**	455 213 448
		WH25520205C	455 213 058	**WH26520205C**	455 213 258	**WH27520205C**	455 213 458
		WH25520207C	455 213 018	**WH26520207C**	455 213 218	**WH27520207C**	455 213 418
		WH25520209C	455 213 098	**WH26520209C**	455 213 298	**WH27520209C**	455 213 498

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20520300A	455 712 003
WH20520303A	455 712 033
WH20520304A	455 712 043
WH20520305A	455 712 953
WH20520307A	455 712 913
WH20520309A	455 712 993
WH20520100A	455 710 003
WH20520103A	455 710 033
WH20520104A	455 710 043
WH20520105A	455 710 953
WH20520107A	455 710 913
WH20520109A	455 710 993
WH20520200A	455 713 003
WH20520203A	455 713 033
WH20520204A	455 713 043
WH20520205A	455 713 953
WH20520207A	455 713 913
WH20520209A	455 713 993

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20520300B	455 612 003
WH20520303B	455 612 033
WH20520304B	455 612 043
WH20520305B	455 612 953
WH20520307B	455 612 913
WH20520309B	455 612 993
WH20520100B	455 610 003
WH20520103B	455 610 033
WH20520104B	455 610 043
WH20520105B	455 610 953
WH20520107B	455 610 913
WH20520109B	455 610 993
WH20520200B	455 613 003
WH20520203B	455 613 033
WH20520204B	455 613 043
WH20520205B	455 613 953
WH20520207B	455 613 913
WH20520209B	455 613 993

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH23520300Q	570 222 003
WH23520303Q	570 222 033
WH23520304Q	570 222 043
WH23520305Q	570 222 953
WH23520307Q	570 222 913
WH23520309Q	570 222 993
WH23520100Q	570 220 003
WH23520103Q	570 220 033
WH23520104Q	570 220 043
WH23520105Q	570 220 953
WH23520107Q	570 220 913
WH23520109Q	570 220 993
WH23520200Q	570 223 003
WH23520203Q	570 223 033
WH23520204Q	570 223 043
WH23520205Q	570 223 953
WH23520207Q	570 223 913
WH23520209Q	570 223 993

▶ Seite 600



Piktogramm für LED-Signalisation

- 42 x 42 mm

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Set WC (1x Mann,1x Frau und 1x Rollstuhl)	1	**WH395607Z**	455 552 903
Treppe	1	**WH395605Z**	455 511 903
Lift	1	**WH395606Z**	455 512 903
Sitzungszimmer (2-farbig) für LED-Signalisation Grün und Rot	1	**WH395608Z**	455 503 903
Hotel (2-farbig) für LED-Signalisation Grün und Rot	1	**WH395609Z**	455 513 903
Neutral (A4 Bogen mit 6x4 Etiketten)	1	**WH395604Z**	455 500 903

▶ Seite 600

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 1,4 mW, 250 V~ - mit Schraubklemmen				
LED-Signalisation Grün und Rot	32 mm	1	**WH105203F**	455 612 753
LED-Signalisation Weiss	32 mm	1	**WH105201F**	455 610 703
LED-Signalisation Blau	32 mm	1	**WH105202F**	455 613 773

WH105203F

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Knöpfe und Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
(Funk)

Schutzart:
IP20

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung
Einbautiefe 12 mm
Kabel- und Batterielose Verbindung

	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Smart Switch für Friends of Hue - Inbetriebnahme mit Philips Hue App (benötigt Bridge v2) - Zweifachtaster - Für schalten, dimmen und Szenen steuern - Reichweite bis 15m - Kombinationstauglich		**WH25262600C**	325 120 008	**WH26262600C**	325 120 208	**WH27262600C**	325 120 408
		WH25262603C	325 120 038	**WH26262603C**	325 120 238	**WH27262603C**	325 120 438
		WH25262605C	325 120 058	**WH26262605C**	325 120 258	**WH27262605C**	325 120 458
Smart Switch für Friends of Hue - Kann direkt an die Wand aufgeschraubt oder aufgeklebt werden - Inbetriebnahme mit Philips Hue App (benötigt Bridge v2) - Zweifachtaster - Für schalten, dimmen und Szenen steuern - Reichweite bis 15m - Kombinationstauglich		**WH25262100C**	325 110 008	**WH26262100C**	325 110 208	**WH27262100C**	325 110 408
		WH25262103C	325 110 038	**WH26262103C**	325 110 238	**WH27262103C**	325 110 438
		WH25262105C	325 110 058	**WH26262105C**	325 110 258	**WH27262105C**	325 110 458

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05

Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20262600A	325 126 003
WH20262603A	325 126 033
WH20262605A	325 126 953

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20262600B	325 123 003
WH20262603B	325 123 033
WH20262605B	325 123 853

Unterputz
Frontrahmen + Knöpfe 60x60mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20263600H	325 991 003
WH20263603H	325 991 033
WH20263605H	325 991 953

WH20262100A	325 116 003
WH20262103A	325 116 033
WH20262105A	325 116 953

WH20263600H	325 991 003
WH20263603H	325 991 033
WH20263605H	325 991 953

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Aufsteckbarer Klemmenblock geschraubt 0.2mm² bis 1.5mm² Draht und Litze oder 2x1.0mm² Draht

Schutzart:
P20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung		Farbe	**kallysto.line** Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**kallysto.trend** Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**kallysto.pro** Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Universaltaster 2-fach ohne LED			**WH25260200C**	325 002 008	**WH26260200C**	325 002 208	**WH27260200C**	325 002 408
			WH25260203C	325 002 038	**WH26260203C**	325 002 238	**WH27260203C**	326 002 438
			WH25260204C	325 002 048	**WH26260204C**	325 002 248	**WH27260204C**	325 002 448
			WH25260205C	325 002 058	**WH26260205C**	325 002 258	**WH27260205C**	325 002 458
			WH25260207C	325 002 018	**WH26260207C**	325 002 218	**WH27260207C**	325 001 418
			WH25260209C	325 002 098	**WH26260209C**	325 002 298	**WH27260209C**	325 002 498
Universaltaster 2-fach mit LED blau			**WH25261200C**	325 012 008	**WH26261200C**	325 012 208	**WH27261200C**	325 012 408
			WH25261203C	325 012 038	**WH26261203C**	325 012 238	**WH27261203C**	325 012 438
			WH25261204C	325 012 048	**WH26261204C**	325 012 248	**WH27261204C**	325 012 448
			WH25261205C	325 012 058	**WH26261205C**	325 012 258	**WH27261205C**	325 012 458
			WH25261207C	325 012 018	**WH26261207C**	325 012 218	**WH27261207C**	325 012 418
			WH25261209C	325 012 098	**WH26261209C**	325 012 298	**WH27261209C**	325 012 498
Universaltaster 4-fach ohne LED			**WH25260400C**	325 004 008	**WH26260400C**	325 004 208	**WH27260400C**	325 004 408
			WH25260403C	325 004 038	**WH26260403C**	325 004 238	**WH27260403C**	325 004 438
			WH25260404C	325 004 048	**WH26260404C**	325 004 248	**WH27260404C**	325 004 448
			WH25260405C	325 004 058	**WH26260405C**	325 004 258	**WH27260405C**	325 004 458
			WH25260407C	325 004 018	**WH26260407C**	325 004 218	**WH27260407C**	325 004 418
			WH25260409C	325 004 098	**WH26260409C**	325 004 298	**WH27260409C**	325 004 498
Universaltaster 4-fach mit LED blau			**WH25261400C**	325 014 008	**WH26261400C**	325 014 208	**WH27261400C**	325 014 408
			WH25261403C	325 014 038	**WH26261403C**	325 014 238	**WH27261403C**	325 014 438
			WH25261404C	325 014 048	**WH26261404C**	325 014 248	**WH27261404C**	325 014 448
			WH25261405C	325 014 058	**WH26261405C**	325 014 258	**WH27261405C**	325 014 458
			WH25261407C	325 014 018	**WH26261407C**	325 014 218	**WH27261407C**	325 014 418
			WH25261409C	325 014 098	**WH26261409C**	325 014 298	**WH27261409C**	325 014 498
Universaltaster 6-fach ohne LED			**WH25260600C**	325 006 008	**WH26260600C**	325 006 208	**WH27260600C**	325 006 408
			WH25260603C	325 006 038	**WH26260603C**	325 006 238	**WH27260603C**	325 006 438
			WH25260604C	325 006 048	**WH26260604C**	325 006 248	**WH27260604C**	325 006 448
			WH25260605C	325 006 058	**WH26260605C**	325 006 258	**WH27260605C**	325 006 458
			WH25260607C	325 006 018	**WH26260607C**	325 006 218	**WH27260607C**	325 006 418
			WH25260609C	325 006 098	**WH26260609C**	325 006 298	**WH27260609C**	325 006 498
Universaltaster 6-fach mit LED blau			**WH25261600C**	325 016 008	**WH26261600C**	325 016 208	**WH27261600C**	325 016 408
			WH25261603C	325 016 038	**WH26261603C**	325 016 238	**WH27261603C**	325 016 438
			WH25261604C	325 016 048	**WH26261604C**	325 016 248	**WH27261604C**	325 016 448
			WH25261605C	325 016 058	**WH26261605C**	325 016 258	**WH27261605C**	325 016 458
			WH25261607C	325 016 018	**WH26261607C**	325 016 218	**WH27261607C**	325 016 418
			WH25261609C	325 016 098	**WH26261609C**	325 016 298	**WH27261609C**	325 016 498

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 39 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20260200A	325 602 003	**WH20260200B**	325 302 003	**WH23260200Q**	203 022 003
WH20260203A	325 602 033	**WH20260203B**	325 302 033	**WH23260203Q**	203 022 033
WH20260204A	325 602 043	**WH20260204B**	325 302 043	**WH23260204Q**	203 022 043
WH20260205A	325 602 953	**WH20260205B**	325 302 953	**WH23260205Q**	203 022 953
WH20260207A	325 602 913	**WH20260207B**	325 302 913	**WH23260207Q**	203 022 913
WH20260209A	325 602 993	**WH20260209B**	325 302 993	**WH23260209Q**	203 022 993
WH20261200A	325 612 003	**WH20261200B**	325 312 003	**WH23261200Q**	203 032 003
WH20261203A	325 612 033	**WH20261203B**	325 312 033	**WH23261203Q**	203 032 033
WH20261204A	325 612 043	**WH20261204B**	325 312 043	**WH23261204Q**	203 032 043
WH20261205A	325 612 953	**WH20261205B**	325 312 953	**WH23261205Q**	203 032 953
WH20261207A	325 612 913	**WH20261207B**	325 312 913	**WH23261207Q**	203 032 913
WH20261209A	325 612 993	**WH20261209B**	325 312 993	**WH23261209Q**	203 032 993
WH20260400A	325 604 003	**WH20260400B**	325 304 003	**WH23260400Q**	203 024 003
WH20260403A	325 604 033	**WH20260403B**	325 304 033	**WH23260403Q**	203 024 033
WH20260404A	325 604 043	**WH20260404B**	325 304 043	**WH23260404Q**	203 024 043
WH20260405A	325 604 953	**WH20260405B**	325 304 953	**WH23260405Q**	203 024 953
WH20260407A	325 604 913	**WH20260407B**	325 304 913	**WH23260407Q**	203 024 913
WH20260409A	325 604 993	**WH20260409B**	325 304 993	**WH23260409Q**	203 024 993
WH20261400A	325 614 003	**WH20261400B**	325 314 003	**WH23261400Q**	203 034 003
WH20261403A	325 614 033	**WH20261403B**	325 314 033	**WH23261403Q**	203 034 033
WH20261404A	325 614 043	**WH20261404B**	325 314 043	**WH23261404Q**	203 034 043
WH20261405A	325 614 953	**WH20261405B**	325 314 953	**WH23261405Q**	203 034 953
WH20261407A	325 614 913	**WH20261407B**	325 314 913	**WH23261407Q**	203 034 913
WH20261409A	325 614 993	**WH20261409B**	325 314 993	**WH23261409Q**	203 034 993
WH20260600A	325 606 003	**WH20260600B**	325 306 003	**WH23260600Q**	203 026 003
WH20260603A	325 606 033	**WH20260603B**	325 306 033	**WH23260603Q**	203 026 033
WH20260604A	325 606 043	**WH20260604B**	325 306 043	**WH23260604Q**	203 026 043
WH20260605A	325 606 953	**WH20260605B**	325 306 953	**WH23260605Q**	203 026 953
WH20260607A	325 606 913	**WH20260607B**	325 306 913	**WH23260607Q**	203 026 913
WH20260609A	325 606 993	**WH20260609B**	325 306 993	**WH23260609Q**	203 026 993
WH20261600A	325 616 003	**WH20261600B**	325 316 003	**WH23261600Q**	203 036 003
WH20261603A	325 616 033	**WH20261603B**	325 316 033	**WH23261603Q**	203 036 033
WH20261604A	325 616 043	**WH20261604B**	325 316 043	**WH23261604Q**	203 036 043
WH20261605A	325 616 953	**WH20261605B**	325 316 953	**WH23261605Q**	203 036 953
WH20261607A	325 616 913	**WH20261607B**	325 316 913	**WH23261607Q**	203 036 913
WH20261609A	325 616 993	**WH20261609B**	325 316 993	**WH23261609Q**	203 036 993

▶ Seite 600

WHT9200

Baukasten, Ersatzteil, Tasterfront

Universaltaste 2-fach

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Tasterfront 2-fach, Ultraweiss		1	**WHT9200**	378 142 003
Tasterfront 2-fach, Lichtgrau		1	**WHT9203**	378 142 033
Tasterfront 2-fach, Anthrazit		1	**WHT9204**	378 142 043
Tasterfront 2-fach, Schwarz		1	**WHT9205**	378 142 953
Tasterfront 2-fach, Beige		1	**WHT9207**	378 142 913
Tasterfront 2-fach, Braun		1	**WHT9209**	378 142 993

WHT9400

Baukasten, Ersatzteil, Tasterfront

Universaltaste 4-fach

Tasterfront 4-fach, Ultraweiss		1	**WHT9400**	378 144 003
Tasterfront 4-fach, Lichtgrau		1	**WHT9403**	378 144 033
Tasterfront 4-fach, Anthrazit		1	**WHT9404**	378 144 043
Tasterfront 4-fach, Schwarz		1	**WHT9405**	378 144 953
Tasterfront 4-fach, Beige		1	**WHT9407**	378 144 913
Tasterfront 4-fach, Braun		1	**WHT9409**	378 144 993

WHT9600

Baukasten, Ersatzteil, Tasterfront

Universaltaste 6-fach

Tasterfront 6-fach, Ultraweiss		1	**WHT9600**	378 146 003
Tasterfront 6-fach, Lichtgrau		1	**WHT9603**	378 146 033
Tasterfront 6-fach, Anthrazit		1	**WHT9604**	378 146 043
Tasterfront 6-fach, Schwarz		1	**WHT9605**	378 146 953
Tasterfront 6-fach, Beige		1	**WHT9607**	378 146 913
Tasterfront 6-fach, Braun		1	**WHT9609**	378 146 993


WHT9000

Baukasten, Ersatzteil, Frontrahmen

Frontrahmen, Ultraweiss		1	**WHT9000**	378 108 003
Frontrahmen, Lichtgrau		1	**WHT9003**	378 108 033
Frontrahmen, Anthrazit		1	**WHT9004**	378 108 043
Frontrahmen, Schwarz		1	**WHT9005**	378 108 953
Frontrahmen, Beige		1	**WHT9007**	378 108 913
Frontrahmen, Braun		1	**WHT9009**	378 108 993

WHT0100

Blindabdeckung statt Beschriftungsfeld

- die transparente Abdeckung des Beschriftungsfeldes kann durch Duroplast-Abdeckungen in den Grundfarben ersetzt werden. Die Blindabdeckung kann gelasert oder graviert werden.

Blindabdeckung, Ultraweiss		1	**WHT0100**	323 990 003
Blindabdeckung, Lichtgrau		1	**WHT0103**	323 990 033
Blindabdeckung, Anthrazit		1	**WHT0104**	323 990 043
Blindabdeckung, Schwarz		1	**WHT0105**	323 990 953
Blindabdeckung, Beige		1	**WHT0107**	323 990 913
Blindabdeckung, Braun		1	**WHT0109**	323 990 993

▶ Seite 600

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
WH102602F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - Universaltaster 2-fach mini 5V AC/DC, max 24 VAC oder 48 VDC, mini 0.1 mA; max 10 mA bei max. Spannung				
	Universaltaster 2-fach ohne LED	17,5 mm	1	**WH102602F**	325 302 798
	Universaltaster 2-fach mit LED blau	17,5 mm	1	**WH102612F**	325 312 798
WH102606F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - Universaltaster 4-6-fach mini 5V AC/DC, max 24 VAC oder 48 VDC, mini 0.1 mA; max 10 mA bei max. Spannung				
	Universaltaster 4-6-fach ohne LED	17,5 mm	1	**WH102606F**	325 306 798
	Universaltaster 4-6-fach mit LED blau	17,5 mm	1	**WH102616F**	325 316 798

Taster KNX ohne LED:
Elektronischer Multifunktionstaster mit integriertem KNX-Busankoppler Twisted-Pair (TP)

Merkmale:
- Spannungsversorgung: Systemspannung 30 VDC (KNX)
- integrierter Temperatursensor
- integrierter Buzzer zur Standort-Ortung in der Installation
- Zum Einbau in CH-Schalterdosen
- Kombinierbar mit CH-kallysto Rahmen und Mehrfachkombinationen
- Beschriftungsfeld (austauschbar mit optionaler Blindabdeckung)
- Inbetriebnahme und Baustellenbetrieb ohne Frontabdeckung möglich (Schmutzabdeckung mitgeliefert)

Bezeichnung		**kallysto.line** komplett 92 x 92 mm		**kallysto.trend** komplett 94 x 94 mm		**kallysto.pro** komplett 94 x 94 mm	
	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Taster KNX ohne LED 2-fach		**WHTL40200C**	305 150 008	**WHTT40200C**	305 150 208	**WHTP40200C**	305 150 408
		WHTL40203C	305 150 038	**WHTT40203C**	305 150 238	**WHTP40203C**	305 150 438
		WHTL40204C	305 150 048	**WHTT40204C**	305 150 248	**WHTP40204C**	305 150 448
		WHTL40205C	305 150 058	**WHTT40205C**	305 150 258	**WHTP40205C**	305 150 458
		WHTL40207C	305 150 018	**WHTT40207C**	305 150 218	**WHTP40207C**	305 150 418
		WHTL40209C	305 150 098	**WHTT40209C**	305 150 298	**WHTP40209C**	305 150 498
Taster KNX ohne LED 4-fach		**WHTL40400C**	305 250 008	**WHTT40400C**	305 250 208	**WHTP40400C**	305 250 408
		WHTL40403C	305 250 038	**WHTT40403C**	305 250 238	**WHTP40403C**	305 250 438
		WHTL40404C	305 250 048	**WHTT40404C**	305 250 248	**WHTP40404C**	305 250 448
		WHTL40405C	305 250 058	**WHTT40405C**	305 250 258	**WHTP40405C**	305 250 458
		WHTL40407C	305 250 018	**WHTT40407C**	305 250 218	**WHTP40407C**	305 250 418
		WHTL40409C	305 250 098	**WHTT40409C**	305 250 298	**WHTP40409C**	305 250 498
Taster KNX ohne LED 6-fach		**WHTL40600C**	305 350 008	**WHTT40600C**	305 350 208	**WHTP40600C**	305 350 408
		WHTL40603C	305 350 038	**WHTT40603C**	305 350 238	**WHTP40603C**	305 350 438
		WHTL40604C	305 350 048	**WHTT40604C**	305 350 248	**WHTP40604C**	305 350 448
		WHTL40605C	305 350 058	**WHTT40605C**	305 350 258	**WHTP40605C**	305 350 458
		WHTL40607C	305 350 018	**WHTT40607C**	305 350 218	**WHTP40607C**	305 350 418
		WHTL40609C	305 350 098	**WHTT40609C**	305 350 298	**WHTP40609C**	305 350 498

Funktionen:
- Umschalten Taster / Wippe
- Taster UM, Schalten EIN, AUS
- Dimmen (1- und 2-Tasten Bedienung)
- Zeitschalter
- Rollladen-/Jalousie
- Wert senden (1 byte und 2 byte)
- Auswahl der Betriebsart bei Heizungsfunktion
- Alarm
- Szenen (1 - 64)
- 2 Kanal Modus
- Stufenschalter
- Automatisierung deaktivieren
- Zwei Ebenen

Lieferfarben:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WHT40200A	305 156 003	**WHT40200B**	305 153 003	**WHT40200Q**	205 150 003
WHT40203A	305 156 033	**WHT40203B**	305 153 033	**WHT40203Q**	205 150 033
WHT40204A	305 156 043	**WHT40204B**	305 153 043	**WHT40204Q**	205 150 043
WHT40205A	305 156 953	**WHT40205B**	305 153 953	**WHT40205Q**	205 150 953
WHT40207A	305 156 913	**WHT40207B**	305 153 913	**WHT40207Q**	205 150 913
WHT40209A	305 156 993	**WHT40209B**	305 153 993	**WHT40209Q**	205 150 993
WHT40400A	305 256 003	**WHT40400B**	305 253 003	**WHT40400Q**	205 250 003
WHT40403A	305 256 033	**WHT40403B**	305 253 033	**WHT40403Q**	205 250 033
WHT40404A	305 256 043	**WHT40404B**	305 253 043	**WHT40404Q**	205 250 043
WHT40405A	305 256 953	**WHT40405B**	305 253 953	**WHT40405Q**	205 250 953
WHT40407A	305 256 913	**WHT40407B**	305 253 913	**WHT40407Q**	205 250 913
WHT40409A	305 256 993	**WHT40409B**	305 253 993	**WHT40409Q**	205 250 993
WHT40600A	305 356 003	**WHT40600B**	305 353 003	**WHT40600Q**	205 350 003
WHT40603A	305 356 033	**WHT40603B**	305 353 033	**WHT40603Q**	205 350 033
WHT40604A	305 356 043	**WHT40604B**	305 353 043	**WHT40604Q**	205 350 043
WHT40605A	305 356 953	**WHT40605B**	305 353 953	**WHT40605Q**	205 350 953
WHT40607A	305 356 913	**WHT40607B**	305 353 913	**WHT40607Q**	205 350 913
WHT40609A	305 356 993	**WHT40609B**	305 353 993	**WHT40609Q**	205 350 993

Taster KNX mit LED:
Elektronischer Multifunktionstaster mit integriertem KNX-Busankoppler Twisted-Pair (TP)

Merkmale:
- Spannungsversorgung: Systemspannung 30 VDC (KNX)
- Tasten mit RGB LED-Beleuchtung
- 6 LED-Farben:
  Rot, Grün, Blau, Rot-Grün, Rot, Blau, Grün-Blau
  (Einzelfarben pro Taste nur bei KNX system (ETS) möglich)
- integrierter Temperatursensor
- integrierter Buzzer zur Standort-Ortung in der Installation
- Zum Einbau in CH-Schalterdosen
- Kombinierbar mit CH-kallysto-Rahmen und Mehrfachkombinationen
- Beschriftungsfeld (austauschbar mit optionaler Blindabdeckung)
- Weisse LED hinter dem Beschriftungsfeld
- Inbetriebnahme und Baustellenbetrieb ohne Frontabdeckung möglich
  (Schmutzabdeckung mitgeliefert)

Bezeichnung		**kallysto.line** komplett 92 x 92 mm		**kallysto.trend** komplett 94 x 94 mm		**kallysto.pro** komplett 94 x 94 mm	
	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Taster KNX mit RGB LED 2-fach		**WHTL41200C**	305 160 008	**WHTT41200C**	305 160 208	**WHTP41200C**	305 160 408
		WHTL41203C	305 160 038	**WHTT41203C**	305 160 238	**WHTP41203C**	305 160 438
		WHTL41204C	305 160 048	**WHTT41204C**	305 160 248	**WHTP41204C**	305 160 448
		WHTL41205C	305 160 058	**WHTT41205C**	305 160 258	**WHTP41205C**	305 160 458
		WHTL41207C	305 160 018	**WHTT41207C**	305 160 218	**WHTP41207C**	305 160 418
		WHTL41209C	305 160 098	**WHTT41209C**	305 160 298	**WHTP41209C**	305 160 498
Taster KNX mit RGB LED 4-fach		**WHTL41400C**	305 260 008	**WHTT41400C**	305 260 208	**WHTP41400C**	305 260 408
		WHTL41403C	305 260 038	**WHTT41403C**	305 260 238	**WHTP41403C**	305 260 438
		WHTL41404C	305 260 048	**WHTT41404C**	305 260 248	**WHTP41404C**	305 260 448
		WHTL41405C	305 260 058	**WHTT41405C**	305 260 258	**WHTP41405C**	305 260 458
		WHTL41407C	305 260 018	**WHTT41407C**	305 260 218	**WHTP41407C**	305 260 418
		WHTL41409C	305 260 098	**WHTT41409C**	305 260 298	**WHTP41409C**	305 260 498
Taster KNX mit RGB LED 6-fach		**WHTL41600C**	305 360 008	**WHTT41600C**	305 360 208	**WHTP41600C**	305 360 408
		WHTL41603C	305 360 038	**WHTT41603C**	305 360 238	**WHTP41603C**	305 360 438
		WHTL41604C	305 360 048	**WHTT41604C**	305 360 248	**WHTP41604C**	305 360 448
		WHTL41605C	305 360 058	**WHTT41605C**	305 360 258	**WHTP41605C**	305 360 458
		WHTL41607C	305 360 018	**WHTT41607C**	305 360 218	**WHTP41607C**	305 360 418
		WHTL41609C	305 360 098	**WHTT41609C**	305 360 298	**WHTP41609C**	305 360 498

Funktionen:
- Umschalten Taster / Wippe
- Taster UM, Schalten EIN, AUS
- Dimmen (1- und 2-Tasten-Bedienung)
- Zeitschalter
- Rollladen-/Jalousie
- Wert senden (1 byte und 2 byte)
- Auswahl der Betriebsart bei Heizungsfunktion
- Alarm
- Szenen (1 - 64)
- 2 Kanal Modus
- Stufenschalter
- Automatisierung deaktivieren
- Zwei Ebenen
- LED Rückmeldung / Konfiguration

Lieferfarben:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WHT41200A	305 166 003	**WHT41200B**	305 163 003	**WHT41200Q**	205 160 003
WHT41203A	305 166 033	**WHT41203B**	305 163 033	**WHT41203Q**	205 160 033
WHT41204A	305 166 043	**WHT41204B**	305 163 043	**WHT41204Q**	205 160 043
WHT41205A	305 166 953	**WHT41205B**	305 163 953	**WHT41205Q**	205 160 953
WHT41207A	305 166 913	**WHT41207B**	305 163 913	**WHT41207Q**	205 160 913
WHT41209A	305 166 993	**WHT41209B**	305 163 993	**WHT41209Q**	205 160 993
WHT41400A	305 266 003	**WHT41400B**	305 263 003	**WHT41400Q**	205 260 003
WHT41403A	305 266 033	**WHT41403B**	305 263 033	**WHT41403Q**	205 260 033
WHT41404A	305 266 043	**WHT41404B**	305 263 043	**WHT41404Q**	205 260 043
WHT41405A	305 266 953	**WHT41405B**	305 263 953	**WHT41405Q**	205 260 953
WHT41407A	305 266 913	**WHT41407B**	305 263 913	**WHT41407Q**	205 260 913
WHT41409A	305 266 993	**WHT41409B**	305 263 993	**WHT41409Q**	205 260 993
WHT41600A	305 366 003	**WHT41600B**	305 363 003	**WHT41600Q**	205 360 003
WHT41603A	305 366 033	**WHT41603B**	305 363 033	**WHT41603Q**	205 360 033
WHT41604A	305 366 043	**WHT41604B**	305 363 043	**WHT41604Q**	205 360 043
WHT41605A	305 366 953	**WHT41605B**	305 363 953	**WHT41605Q**	205 360 953
WHT41607A	305 366 913	**WHT41607B**	305 363 913	**WHT41607Q**	205 360 913
WHT41609A	305 366 993	**WHT41609B**	305 363 993	**WHT41609Q**	205 360 993

Taster KNX ohne LED:
Elektronischer Multifunktionstaster mit integriertem KNX-Busankoppler Twisted-Pair (TP)

Merkmale:
- Spannungsversorgung: Systemspannung 30 VDC (KNX)
- integrierter Temperatursensor
- integrierter Buzzer zur Standort-Ortung in der Installation
- Zum Einbau in CH-Schalterdosen
- Kombinierbar mit CH-kallysto Rahmen und Mehrfachkombinationen



Bezeichnung	Farbe	**kallysto.line** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.trend** komplett 94 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.pro** komplett 94 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Taster KNX BA ohne LED 2-fach	☐	**WHTL20200C**	305 740 008	**WHTT20200C**	305 740 208	**WHTP20200C**	305 740 408
	■	**WHTL20205C**	305 740 058	**WHTT20205C**	305 740 258	**WHTP20205C**	305 740 458
Taster KNX BA ohne LED 4-fach	☐	**WHTL20400C**	305 760 008	**WHTT20400C**	305 760 208	**WHTP20400C**	305 760 408
	■	**WHTL20405C**	305 760 058	**WHTT20405C**	305 760 258	**WHTP20405C**	305 760 458
Storentaster KNX BA ohne LED 2-fach	☐	**WHTLM20200C**	305 750 008	**WHTTM20200C**	305 750 208	**WHTPM20200C**	305 750 408
	■	**WHTLM20205C**	305 750 058	**WHTTM20205C**	305 750 258	**WHTPM20205C**	305 750 458
Storentaster KNX BA ohne LED 2-fach	☐	**WHTLM20400C**	305 770 008	**WHTTM20400C**	305 770 208	**WHTPM20400C**	305 770 408
	■	**WHTLM20405C**	305 770 058	**WHTTM20405C**	305 770 258	**WHTPM20405C**	305 770 458

Funktionen:
- Umschalten Taster / Wippe
- Taster UM, Schalten EIN, AUS
- Dimmen (1- und 2-Tasten Bedienung)
- Zeitschalter
- Rollladen-/Jalousie
- Wert senden (1 byte und 2 byte)
- Auswahl der Betriebsart bei Heizungsfunktion
- Alarm
- Szenen (1 - 64)
- 2 Kanal Modus
- Stufenschalter
- Automatisierung deaktivieren
- Zwei Ebenen

Lieferfarben:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
WHT20200A	305 746 003	**WHT20200B**	305 743 003	**WHT20200Q**	305 741 003
WHT20205A	305 746 053	**WHT20205B**	305 743 053	**WHT20205Q**	305 741 053
WHT20400A	305 766 003	**WHT20400B**	305 763 003	**WHT20400Q**	305 761 003
WHT20405A	305 766 053	**WHT20405B**	305 763 053	**WHT20405Q**	305 761 053
WHTM20200A	305 756 003	**WHTM20200B**	305 753 003	**WHTM20200Q**	305 751 003
WHTM20205A	305 756 053	**WHTM20205B**	305 753 053	**WHTM20205Q**	305 751 053
WHTM20400A	305 776 003	**WHTM20400B**	305 773 003	**WHTM20400Q**	305 771 003
WHTM20405A	305 776 053	**WHTM20405B**	305 773 053	**WHTM20405Q**	305 771 053

Bewegungsmelder KNX:
Infrarot-Bewegungsmelder mit integriertem KNX-Busankoppler Twisted-Pair (TP)

Merkmale:
- Kanal 1 Beleuchtung: Steuerung nach Bewegung und Helligkeit
- Kanal 2 Bewegung: Steuerung nach Bewegung z.B. Lüftung, Raumtemperatur, Alarme
- Lokale Bedientaste zur manuellen Übersteuerung
- Einstellungen für Erfassungs bereich, Zeit und Helligkeitswerte unter Frontabdeckung
- 180° Erfassungsbereich (max.10 Meter)
- empfohlene Montagehöhe: 1.1 m

technische Merkmale:
- Spannungsversorgung: Systemspannung 30 V (KNX)
- Einstellungen am Produkt
  - 5 – 1000 Lux + Test
  - 10 sec – 30 min
  - Erfassung: 45 ° - 180 °
- Betriebstemperatur: 0 – 45 °C
- Einbautiefe 30 mm

Bezeichnung	Farbe	kallysto.line komplett 92 x 92 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr	kallysto.trend komplett 94 x 94 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr	kallysto.pro komplett 94 x 94 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Bewegungsmelder KNX		**WHTL50600C**	545 010 008	**WHTT50600C**	545 010 208	**WHTP50600C**	545 010 408
		WHTL50603C	545 010 038	**WHTT50603C**	545 010 238	**WHTP50603C**	545 010 438
		WHTL50604C	545 010 048	**WHTT50604C**	545 010 248	**WHTP50604C**	545 010 448
		WHTL50605C	545 010 058	**WHTT50605C**	545 010 258	**WHTP50605C**	545 010 458
		WHTL50607C	545 010 018	**WHTT50607C**	545 010 218	**WHTP50607C**	545 010 418
		WHTL50609C	545 010 098	**WHTT50609C**	545 010 298	**WHTP50609C**	545 010 498

Funktionen:
- Taster UM, Schalten EIN, AUS
- Dimmwert senden
- Zeitschalter
- Zwangssteuerung EIN/AUS
- Szenen (1 - 64)

Lieferfarben:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WHT50600A	545 013 003
WHT50603A	545 013 033
WHT50604A	545 013 043
WHT50605A	545 013 053
WHT50607A	545 013 013
WHT50609A	545 013 093

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WHT50600B	545 011 003
WHT50603B	545 011 033
WHT50604B	545 011 043
WHT50605B	545 011 053
WHT50607B	545 011 013
WHT50609B	545 011 093

Aufputz
Gehäuse 85 x 85 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WHT50600Q	545 016 003
WHT50603Q	545 016 033
WHT50604Q	545 016 043
WHT50605Q	545 016 053
WHT50607Q	545 016 013
WHT50609Q	545 016 093

Raumtemperaturregler KNX:
Raumtemperaturregler mit 1.93" Farbdisplay und integriertem KNX- Busankoppler Twisted-Pair (TP)

Merkmale:
- Messung der Raumtemperatur und Vergleich mit Solltemperatur
- Sollwert-Vorgabe durch Wahl der Betriebsart
- Zum Einbau in CH-Schalterdosen
- Kombinierbar mit CH-kallysto-Rahmen und Mehrfachkombinationen
- 1.93" Display
- sensitive Touch Bedienfläche
- Anschluss eines externen Temperaturfühlers (EK090, nicht in Lieferumfang inbegriffen, S.201)
- Spannungsversorgung: Systemspannung 30 V (KNX)
- Hilfsspannung: 24 VDC

Bezeichnung	Farbe	kallysto.line komplett 92 x 92 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr	kallysto.trend komplett 94 x 94 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr	kallysto.pro komplett 94 x 94 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Raumtemperaturregler KNX mit zusätzlichen Funktionen		**WHTL74000C**	305 280 008	**WHTT74000C**	305 280 208	**WHTP74000C**	305 280 408
		WHTL74003C	305 280 038	**WHTT74003C**	305 280 238	**WHTP74003C**	305 280 438
		WHTL74004C	305 280 048	**WHTT74004C**	305 280 248	**WHTP74004C**	305 280 448
		WHTL74005C	305 280 058	**WHTT74005C**	305 280 258	**WHTP74005C**	305 280 458
		WHTL74007C	305 280 018	**WHTT74007C**	305 280 218	**WHTP74007C**	305 280 418
		WHTL74009C	305 280 098	**WHTT74009C**	305 280 298	**WHTP74009C**	305 280 498
Raumtemperaturregler KNX ohne zusätzlichen Funktionen		**WHTL73000C**	305 180 008	**WHTT73000C**	305 180 208	**WHTP73000C**	305 180 408
		WHTL73003C	305 180 038	**WHTT73003C**	305 180 238	**WHTP73003C**	305 180 438
		WHTL73004C	305 180 048	**WHTT73004C**	305 180 248	**WHTP73004C**	305 180 448
		WHTL73005C	305 180 058	**WHTT73005C**	305 180 258	**WHTP73005C**	305 180 458
		WHTL73007C	305 180 018	**WHTT73007C**	305 180 218	**WHTP73007C**	305 180 418
		WHTL73009C	305 180 098	**WHTT73009C**	305 180 298	**WHTP73009C**	305 180 498

Funktionen:
- Sollwert-Vorgabe durch Wahl der Betriebsart
- Betriebsarten Komfort, Standby, Economybetrieb, Frost-/Hitzeschutz, Ferienbetrieb
- Heiz- und Kühlbetrieb
- Lüftungsfunktion
- Zeitschaltuhrfunktion
- Anzeige von Stati und Leistungsverbrauch
- Tastsensorfunktionen wie z. B. Schalten, Dimmen, Jalousie/Rolllade etc. (nur bei Raumtemperaturregler mit zusätzlichen Tasten, WHTx740)

Lieferfarben:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen (Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Aufputz
Gehäuse 85 x 85 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
WHT74000A	305 286 003	**WHT74000B**	305 283 003	**WHT74000Q**	205 280 003
WHT74003A	305 286 033	**WHT74003B**	305 283 033	**WHT74003Q**	205 280 033
WHT74004A	305 286 043	**WHT74004B**	305 283 043	**WHT74004Q**	205 280 043
WHT74005A	305 286 953	**WHT74005B**	305 283 953	**WHT74005Q**	205 280 953
WHT74007A	305 286 913	**WHT74007B**	305 283 913	**WHT74007Q**	205 280 913
WHT74009A	305 286 993	**WHT74009B**	305 283 993	**WHT74009Q**	205 280 993
WHT73000A	305 186 003	**WHT73000B**	305 183 003	**WHT73000Q**	205 180 003
WHT73003A	305 186 033	**WHT73003B**	305 183 033	**WHT73003Q**	205 180 033
WHT73004A	305 186 043	**WHT73004B**	305 183 043	**WHT73004Q**	205 180 043
WHT73005A	305 186 953	**WHT73005B**	305 183 953	**WHT73005Q**	205 180 953
WHT73007A	305 186 913	**WHT73007B**	305 183 913	**WHT73007Q**	205 180 913
WHT73009A	305 186 993	**WHT73009B**	305 183 993	**WHT73009Q**	205 180 993

Baukasten
Einzelteillieferung zur individuellen Zusammenstellung.
1. Befestigungsring mit Aufnahmering
2. Busankoppler
3. kallysto Abdeckplatte
4. Frontrahmen/Frontabdeckung
5. Tasterfront

▶ Seite 600

WHT402

Busankoppler Taster KNX ohne LED

- Abmessungen (H x B x T): 45 x 45 x 17 mm

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Busankoppler Taster KNX ohne LED 2-fach	1	**WHT402**	378 192 793
Busankoppler Taster KNX ohne LED 4-fach	1	**WHT404**	378 194 793
Busankoppler Taster KNX ohne LED 6-fach	1	**WHT406**	378 196 793

WHT412

Busankoppler Taster KNX mit RGB LED

- Abmessungen (H x B x T): 45 x 45 x 17 mm

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Busankoppler Taster KNX mit RGB LED 2-fach	1	**WHT412**	378 492 793
Busankoppler Taster KNX mit RGB LED 4-fach	1	**WHT414**	378 494 793
Busankoppler Taster KNX mit RGB LED 6-fach	1	**WHT416**	378 496 793

WHT202

Busankoppler Taster KNX BA ohne LED

- Abmessungen (H x B x T): 45 x 45 x 17 mm

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Busankoppler Taster KNX BA ohne LED 2-fach	1	**WHT202**	305 746 193
Busankoppler Taster KNX BA ohne LED 4-fach	1	**WHT204**	305 766 193

Baukasten
Einzelteillieferung zur individuellen Zusammenstellung.
1. Befestigungsring mit Aufnahmering
2. Busankoppler
3. kallysto Abdeckplatte
4. Frontrahmen/Frontabdeckung
5. Tasterfront

▶ Seite 600

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WHT506E	**Busankoppler Bewegungsmelder KNX** - Abmessungen (H x B x T): 45 x 45 x 30 mm Busankoppler Bewegungsmelder KNX 2-Kanal	1	**WHT506E**	545 016 793
WHT740	**Busankoppler Raumtemperaturregler KNX mit zusätzlichen Funktionen** - Abmessungen (H x B x T): 45 x 45 x 32 mm Busankoppler Raumtemperaturregler KNX mit zusätzlichen Funktionen	1	**WHT740**	378 183 793
WHT730	**Busankoppler Raumtemperaturregler KNX** - Abmessungen (H x B x T): 45 x 45 x 32 mm Busankoppler Raumtemperaturregler KNX	1	**WHT730**	378 182 793

Lieferfarben:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

WHT40200

Tasterfront für Taster KNX ohne LED 2-fach

- mit Bezeichnungsfenster
- Abmessungen (H x B): 45 x 45 mm

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Tasterfront für Taster KNX ohne LED 2-fach, Ultraweiss	5	**WHT40200**	378 192 003
Tasterfront für Taster KNX ohne LED 2-fach, Lichtgrau	5	**WHT40203**	378 192 033
Tasterfront für Taster KNX ohne LED 2-fach, Anthrazit	5	**WHT40204**	378 192 043
Tasterfront für Taster KNX ohne LED 2-fach, Schwarz	5	**WHT40205**	378 192 953
Tasterfront für Taster KNX ohne LED 2-fach, Beige	5	**WHT40207**	378 192 913
Tasterfront für Taster KNX ohne LED 2-fach, Braun	5	**WHT40209**	378 192 993

WHT40400

Tasterfront für Taster KNX ohne LED 4-fach

- mit Bezeichnungsfenster
- Abmessungen (H x B): 45 x 45 mm

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Tasterfront für Taster KNX ohne LED 4-fach, Ultraweiss	5	**WHT40400**	378 194 003
Tasterfront für Taster KNX ohne LED 4-fach, Lichtgrau	5	**WHT40403**	378 194 033
Tasterfront für Taster KNX ohne LED 4-fach, Anthrazit	5	**WHT40404**	378 194 043
Tasterfront für Taster KNX ohne LED 4-fach, Schwarz	5	**WHT40405**	378 194 953
Tasterfront für Taster KNX ohne LED 4-fach, Beige	5	**WHT40407**	378 194 913
Tasterfront für Taster KNX ohne LED 4-fach, Braun	5	**WHT40409**	378 194 993

WHT40600

Tasterfront für Taster KNX ohne LED 6-fach

- mit Bezeichnungsfenster
- Abmessungen (H x B): 45 x 45 mm

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Tasterfront für Taster KNX ohne LED 6-fach, Ultraweiss	5	**WHT40600**	378 196 003
Tasterfront für Taster KNX ohne LED 6-fach, Lichtgrau	5	**WHT40603**	378 196 033
Tasterfront für Taster KNX ohne LED 6-fach, Anthrazit	5	**WHT40604**	378 196 043
Tasterfront für Taster KNX ohne LED 6-fach, Schwarz	5	**WHT40605**	378 196 953
Tasterfront für Taster KNX ohne LED 6-fach, Beige	5	**WHT40607**	378 196 913
Tasterfront für Taster KNX ohne LED 6-fach, Braun	5	**WHT40609**	378 196 993

WHT20200Z

Tasterfront für Taster KNX BA ohne LED

- Abmessungen (H x B): 45 x 45 mm

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Tasterfront fur Taster KNX BA ohne LED 2-fach, Ultraweiss	5	**WHT20200Z**	378 740 003
Tasterfront fur Taster KNX BA ohne LED 2-fach, Schwarz	5	**WHT20205Z**	378 740 053
Tasterfront fur Taster KNX BA ohne LED 4-fach, Ultraweiss	5	**WHT20400Z**	378 760 003
Tasterfront fur Taster KNX BA ohne LED 4-fach, Schwarz	5	**WHT20405Z**	378 760 053
Tasterfront fur Taster KNX BA ohne LED 2-fach, Ultraweiss, für basico	5	**WHTB20200Z**	378 740 103
Tasterfront fur Taster KNX BA ohne LED 2-fach, Schwarz, für basico	5	**WHTB20205Z**	378 740 153
Tasterfront fur Taster KNX BA ohne LED 4-fach, Ultraweiss, für basico	5	**WHTB20400Z**	378 760 103
Tasterfront fur Taster KNX BA ohne LED 4-fach, Schwarz, für basico	5	**WHTB20405Z**	378 760 153

Lieferfarben:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

WHT41200

Tasterfront für Taster KNX mit RGB LED 2-fach

- mit Bezeichnungsfenster
- Abmessungen (H x B): 45 x 45 mm

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Tasterfront für Taster KNX mit RGB LED 2-fach, Ultraweiss	5	**WHT41200**	378 492 003
Tasterfront für Taster KNX mit RGB LED 2-fach, Lichtgrau	5	**WHT41203**	378 492 033
Tasterfront für Taster KNX mit RGB LED 2-fach, Anthrazit	5	**WHT41204**	378 492 043
Tasterfront für Taster KNX mit RGB LED 2-fach, Schwarz	5	**WHT41205**	378 492 953
Tasterfront für Taster KNX mit RGB LED 2-fach, Beige	5	**WHT41207**	378 492 913
Tasterfront für Taster KNX mit RGB LED 2-fach, Braun	5	**WHT41209**	378 492 993

WHT41400

Tasterfront für Taster KNX mit RGB LED 4-fach

- mit Bezeichnungsfenster
- Abmessungen (H x B): 45 x 45 mm

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Tasterfront für Taster KNX mit RGB LED 4-fach, Ultraweiss	5	**WHT41400**	378 494 003
Tasterfront für Taster KNX mit RGB LED 4-fach, Lichtgrau	5	**WHT41403**	378 494 033
Tasterfront für Taster KNX mit RGB LED 4-fach, Anthrazit	5	**WHT41404**	378 494 043
Tasterfront für Taster KNX mit RGB LED 4-fach, Schwarz	5	**WHT41405**	378 494 953
Tasterfront für Taster KNX mit RGB LED 4-fach, Beige	5	**WHT41407**	378 494 913
Tasterfront für Taster KNX mit RGB LED 4-fach, Braun	5	**WHT41409**	378 494 993

WHT41600

Tasterfront für Taster KNX mit RGB LED 6-fach

- mit Bezeichnungsfenster
- Abmessungen (H x B): 45 x 45 mm

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Tasterfront für Taster KNX mit LED 6-fach, Ultraweiss	5	**WHT41600**	378 496 003
Tasterfront für Taster KNX mit LED 6-fach, Lichtgrau	5	**WHT41603**	378 496 033
Tasterfront für Taster KNX mit LED 6-fach, Anthrazit	5	**WHT41604**	378 496 043
Tasterfront für Taster KNX mit LED 6-fach, Schwarz	5	**WHT41605**	378 496 953
Tasterfront für Taster KNX mit LED 6-fach, Beige	5	**WHT41607**	378 496 913
Tasterfront für Taster KNX mit LED 6-fach, Braun	5	**WHT41609**	378 496 993

WHTM20200Z

Tasterfront für Storentaster KNX BA ohne LED

- Abmessungen (H x B): 45 x 45 mm

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Tasterfront fur Storentaster KNX BA ohne LED 2-fach, Ultraweiss	5	**WHTM20200Z**	378 750 003
Tasterfront fur Storentaster KNX BA ohne LED 2-fach, Schwarz	5	**WHTM20205Z**	378 750 053
Tasterfront fur Storentaster KNX BA ohne LED 4-fach, Ultraweiss	5	**WHTM20400Z**	378 770 003
Tasterfront fur Storentaster KNX BA ohne LED 4-fach, Schwarz	5	**WHTM20405Z**	378 770 053
Tasterfront fur Storentaster KNX BA ohne LED 2-fach, Ultraweiss, für basico	5	**WHTBM20200Z**	378 750 103
Tasterfront fur Storentaster KNX BA ohne LED 2-fach, Schwarz, für basico	5	**WHTBM20205Z**	378 750 153
Tasterfront fur Storentaster KNX BA ohne LED 4-fach, Ultraweiss, für basico	5	**WHTBM20400Z**	378 770 103
Tasterfront fur Storentaster KNX BA ohne LED 4-fach, Schwarz, für basico	5	**WHTBM20405Z**	378 770 153

Lieferfarben:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

WH20250800H

Frontabdeckung für Bewegungsmelder KNX

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Frontabdeckung für Bewegungsmelder, Ultraweiss	5	**WH20250800H**	378 006 003
Frontabdeckung für Bewegungsmelder, Lichtgrau	5	**WH20250803H**	378 006 033
Frontabdeckung für Bewegungsmelder, Anthrazit	5	**WH20250804H**	378 006 043
Frontabdeckung für Bewegungsmelder, Schwarz	5	**WH20250805H**	378 006 053
Frontabdeckung für Bewegungsmelder, Beige	5	**WH20250807H**	378 006 013
Frontabdeckung für Bewegungsmelder, Braun	5	**WH20250809H**	378 006 093

WHT70000

Frontrahmen für Raumtemperaturregler KNX

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Frontrahmen für Raumtemperaturregler KNX, Ultraweiss	5	**WHT70000**	378 182 003
Frontrahmen für Raumtemperaturregler KNX, Lichtgrau	5	**WHT70003**	378 182 033
Frontrahmen für Raumtemperaturregler KNX, Anthrazit	5	**WHT70004**	378 182 043
Frontrahmen für Raumtemperaturregler KNX, Schwarz	5	**WHT70005**	378 182 953
Frontrahmen für Raumtemperaturregler KNX, Beige	5	**WHT70007**	378 182 913
Frontrahmen für Raumtemperaturregler KNX, Braun	5	**WHT70009**	378 182 993


WH20291400Z

Frontrahmen für Taster KNX

- geeignet für Busankoppler Taster KNX (WHT4xx)
- Innen H x B: 45 x 45 mm
- Aussen H x B: 60 x 60 mm

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Frontrahmen für Taster KNX, Ultraweiss	5	**WH20291400Z**	377 099 003
Frontrahmen für Taster KNX, Lichtgrau	5	**WH20291403Z**	377 099 033
Frontrahmen für Taster KNX, Anthrazit	5	**WH20291404Z**	377 099 043
Frontrahmen für Taster KNX, Schwarz	5	**WH20291405Z**	377 099 953
Frontrahmen für Taster KNX, Beige	5	**WH20291407Z**	377 099 913
Frontrahmen für Taster KNX, Braun	5	**WH20291409Z**	377 099 993

Lieferfarben:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Frontabdeckung für Raumtemperaturregler KNX			
Frontabdeckung für Raumtemperaturregler KNX, Ultraweiss	5	**WHT70100**	378 183 003
Frontabdeckung für Raumtemperaturregler KNX, Lichtgrau	5	**WHT70103**	378 183 033
Frontabdeckung für Raumtemperaturregler KNX, Anthrazit	5	**WHT70104**	378 183 043
Frontabdeckung für Raumtemperaturregler KNX, Schwarz	5	**WHT70105**	378 183 953
Frontabdeckung für Raumtemperaturregler KNX, Beige	5	**WHT70107**	378 183 913
Frontabdeckung für Raumtemperaturregler KNX, Braun	5	**WHT70109**	378 183 993
Frontabdeckung für Raumtemperaturregler KNX, Ultraweiss, für basico	5	**WHTB70100**	305 194 003
Frontabdeckung für Raumtemperaturregler KNX, Schwarz, für basico	5	**WHTB70105**	305 194 053


WHT70100

WH408500E

WH408500F

Befestigungsring für kallysto KNX Taster			
Befestigungsring für kallysto KNX Taster	5	**WH408500E**	377 999 003
Befestigungsring mit Aufnahmering für kallysto KNX Taster	5	**WH408500F**	377 999 013

WH109902E

WH109901F

Befestigungsring für basico KNX Taster

- geeignet für Busankoppler Taster KNX (WHT4xx) im basico-Design

Befestigungsring für basico KNX Taster	5	**WH109902E**	303 190 003
Befestigungsring mit Aufnahmering für basico KNX Taster	5	**WH109901F**	303 180 003

WH109904E

Befestigungsring für robusto Taster

- geeignet für Busankoppler Taster KNX (WHT4xx) im robusto-Design

Befestigunsring für robusto Taster	5	**WH109904E**	323 183 003

WH109903E

WH109903F

Befestigungsring für kallysto Raumtemperaturregler			
- geeignet für Busankoppler Raumtemperaturregler KNX (WHT7xx) im kallysto-Design			
Befestigungsring für Raumtemperaturregler KNX	5	**WH109903E**	323 182 003
Befestigungsring mit Aufnahmering für Raumtemperaturregler KNX	5	**WH109903F**	323 192 003

Blindabdeckungen

Blindabdeckungen
Die transparente Abdeckung des Beschriftungsfeldes der KNX Taster kann durch Blindabdeckungen ersetzt werden.
Die Blindabdeckungen stehen in allen 6 kallysto- Grundfarben zur Verfügung. Bei KNX Taster mit IR-Empfänger dürfen die Blindabdeckungen nicht verwendet werden.

Lieferfarben:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

WHT1400

WHT1403

WHT1404

WHT1405

Blindabdeckungen für KNX Taster

- Set à 5 Stück
- Beschriftung der Blindabdeckung über die Software Semiolog oder auf Anfrage per Lasergravur

Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Blindabdeckung für Beschriftungsfeld, Ultraweiss	5	**WHT1400**	323 991 003
Blindabdeckung für Beschriftungsfeld, Lichtgrau	5	**WHT1403**	323 991 033
Blindabdeckung für Beschriftungsfeld, Anthrazit	5	**WHT1404**	323 991 043
Blindabdeckung für Beschriftungsfeld, Schwarz	5	**WHT1405**	323 991 953
Blindabdeckung für Beschriftungsfeld, Beige	5	**WHT1407**	323 991 993
Blindabdeckung für Beschriftungsfeld, Braun	5	**WHT1409**	323 991 913

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung
Einbautiefe 20 mm

	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Steckdose 1x RJ45 ungeschirmt RJ45 UTP 4-polig beschaltbar Anschlussschema: R3		**WH55400800C**	877 034 008	**WH56400800C**	877 034 208	**WH57400800C**	877 034 408
		WH55400803C	877 034 038	**WH56400803C**	877 034 238	**WH57400803C**	877 034 438
		WH55400804C	877 034 048	**WH56400804C**	877 034 248	**WH57400804C**	877 034 448
		WH55400805C	877 034 058	**WH56400805C**	877 034 258	**WH57400805C**	877 034 458
		WH55400807C	877 034 018	**WH56400807C**	877 034 218	**WH57400807C**	877 034 418
		WH55400809C	877 034 098	**WH56400809C**	877 034 298	**WH57400809C**	877 034 498
Steckdose 1x RJ45 geschirmt RJ45 Kat. 5e STP 8-polig beschaltbar Anschlussschema: R7		**WH55400900C**	877 011 008	**WH56400900C**	877 011 208	**WH57400900C**	877 011 408
		WH55400903C	877 011 038	**WH56400903C**	877 011 238	**WH57400903C**	877 011 438
		WH55400904C	877 011 048	**WH56400904C**	877 011 248	**WH57400904C**	877 011 448
		WH55400905C	877 011 058	**WH56400905C**	877 011 258	**WH57400905C**	877 011 458
		WH55400907C	877 011 018	**WH56400907C**	877 011 218	**WH57400907C**	877 011 418
		WH55400909C	877 011 098	**WH56400909C**	877 011 298	**WH57400909C**	877 011 498

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
WH50400800A	877 634 008	**WH50400800B**	877 334 008	**WH53400800Q**	877 334 003
WH50400803A	877 634 038	**WH50400803B**	877 334 038	**WH53400803Q**	877 334 033
WH50400804A	877 634 048	**WH50400804B**	877 334 048	**WH53400804Q**	877 334 043
WH50400805A	877 634 058	**WH50400805B**	877 334 058	**WH53400805Q**	877 334 053
WH50400807A	877 634 018	**WH50400807B**	877 334 018	**WH53400807Q**	877 334 013
WH50400809A	877 634 098	**WH50400809B**	877 334 098	**WH53400809Q**	877 334 093
WH50400900A	877 611 008	**WH50400900B**	877 311 008	**WH53400900Q**	877 311 003
WH50400903A	877 611 038	**WH50400903B**	877 311 038	**WH53400903Q**	877 311 033
WH50400904A	877 611 048	**WH50400904B**	877 311 048	**WH53400904Q**	877 311 043
WH50400905A	877 611 058	**WH50400905B**	877 311 058	**WH53400905Q**	877 311 053
WH50400907A	877 611 018	**WH50400907B**	877 311 018	**WH53400907Q**	877 311 013
WH50400909A	877 611 098	**WH50400909B**	877 311 098	**WH53400909Q**	877 311 093

▶ Seite 600

WH50400400H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front				
- mit Schraubklemmen				
Front, Ultraweiss	20 mm	1	**WH50400400H**	378 226 003
Front, Lichtgrau	20 mm	1	**WH50400403H**	378 226 033
Front, Anthrazit	20 mm	1	**WH50400404H**	378 226 043
Front, Schwarz	20 mm	1	**WH50400405H**	378 226 953
Front, Beige	20 mm	1	**WH50400407H**	378 226 913
Front, Braun	20 mm	1	**WH50400409H**	378 226 993

WH50411600H

Baukasten, Ersatzteil, Front				
Frontplatte 1xDSL, 2x RJ45, Front, Ultraweiss	20 mm	1	**WH50411600H**	378 326 003
Frontplatte 1xDSL, 2x RJ45, Lichtgrau	20 mm	1	**WH50411603H**	378 326 033
Frontplatte 1xDSL, 2x RJ45, Anthrazit	20 mm	1	**WH50411604H**	378 326 043
Frontplatte 1xDSL, 2x RJ45, Schwarz	20 mm	1	**WH50411605H**	378 326 953
Frontplatte 1xDSL, 2x RJ45, Beige	20 mm	1	**WH50411607H**	378 326 913
Frontplatte 1xDSL, 2x RJ45, Braun	20 mm	1	**WH50411609H**	378 326 993

▶ Seite 600

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WH404008F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - mit Schraubklemmen Steckdose 1x RJ45, ungeschirmt	20 mm	1	**WH404008F**	877 334 798
WH404009F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - mit Schraubklemmen Steckdose 1x RJ45, geschirmt	20 mm	1	**WH404009F**	877 311 798

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung
Einbautiefe 20 mm

		Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Steckdose 2x RJ45, getrennt ungeschirmt RJ45 UTP 2x4-polig beschaltbar Anschlussschema: R4			**WH55401200C**	877 036 008	**WH56401200C**	877 036 208	**WH57401200C**	877 036 408
			WH55401203C	877 036 038	**WH56401203C**	877 036 238	**WH57401203C**	877 036 438
			WH55401204C	877 036 048	**WH56401204C**	877 036 248	**WH57401204C**	877 036 448
			WH55401205C	877 036 058	**WH56401205C**	877 036 258	**WH57401205C**	877 036 458
			WH55401207C	877 036 018	**WH56401207C**	877 036 218	**WH57401207C**	877 036 418
			WH55401209C	877 036 098	**WH56401209C**	877 036 298	**WH57401209C**	877 036 498
Steckdose 2x RJ45, getrennt geschirmt RJ45 STP 2x4-polig beschaltbar Anschlussschema: R14			**WH55401300C**	877 016 008	**WH56401300C**	877 016 208	**WH57401300C**	877 016 408
			WH55401303C	877 016 038	**WH56401303C**	877 016 238	**WH57401303C**	877 016 438
			WH55401304C	877 016 048	**WH56401304C**	877 016 248	**WH57401304C**	877 016 448
			WH55401305C	877 016 058	**WH56401305C**	877 016 258	**WH57401305C**	877 016 458
			WH55401307C	877 016 018	**WH56401307C**	877 016 218	**WH57401307C**	877 016 418
			WH55401309C	877 016 098	**WH56401309C**	877 016 298	**WH57401309C**	877 016 498

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH50401200A	877 636 008
WH50401203A	877 636 038
WH50401204A	877 636 048
WH50401205A	877 636 058
WH50401207A	877 636 018
WH50401209A	877 636 098

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH50401300A	877 616 008
WH50401303A	877 616 038
WH50401304A	877 616 048
WH50401305A	877 616 058
WH50401307A	877 616 018
WH50401309A	877 616 098

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH50401200B	877 336 008
WH50401203B	877 336 038
WH50401204B	877 336 048
WH50401205B	877 336 058
WH50401207B	877 336 018
WH50401209B	877 336 098

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH50401300B	877 316 008
WH50401303B	877 316 038
WH50401304B	877 316 048
WH50401305B	877 316 058
WH50401307B	877 316 018
WH50401309B	877 316 098

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH53401200Q	877 336 003
WH53401203Q	877 336 033
WH53401204Q	877 336 043
WH53401205Q	877 336 053
WH53401207Q	877 336 013
WH53401209Q	877 336 093

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH53401300Q	877 316 003
WH53401303Q	877 316 033
WH53401304Q	877 316 043
WH53401305Q	877 316 053
WH53401307Q	877 316 013
WH53401309Q	877 316 093

▶ Seite 600

WH50400400H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front				
- mit Schraubklemmen				
Front, Ultraweiss	20 mm	1	**WH50400400H**	378 226 003
Front, Lichtgrau	20 mm	1	**WH50400403H**	378 226 033
Front, Anthrazit	20 mm	1	**WH50400404H**	378 226 043
Front, Schwarz	20 mm	1	**WH50400405H**	378 226 953
Front, Beige	20 mm	1	**WH50400407H**	378 226 913
Front, Braun	20 mm	1	**WH50400409H**	378 226 993

▶ Seite 600

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WH404012F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - mit Schraubklemmen				
	Steckdose 2x RJ45, getrennt ungeschirmt	20 mm	1	**WH404012F**	877 336 798
WH404013F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - mit Schraubklemmen				
	Steckdose 2x RJ45, getrennt geschirmt	20 mm	1	**WH404013F**	877 316 798
WH754001Z	**Y-DSL Anschlusskabel 1 x RJ45 und 2x RJ11**				
	Y-DSL Anschlusskabel 0,5 m		1	**WH754001Z**	101 349 199
	Y-DSL Anschlusskabel 1 m		1	**WH754002Z**	101 349 509
	Y-DSL Anschlusskabel 2m		1	**WH754003Z**	101 349 029

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung
Einbautiefe 32 mm

	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Breitband TV-/Radio-Dosen, 2x IEC bis 2 GHz AM04 4dB Stichdose		**WH55548500C**	965 210 008	**WH56548500C**	965 210 208	**WH57548500C**	965 210 408
		WH55548503C	965 210 038	**WH56548503C**	965 210 238	**WH57548503C**	965 210 438
		WH55548504C	965 210 048	**WH56548504C**	965 210 248	**WH57548504C**	965 210 448
		WH55548505C	965 210 058	**WH56548505C**	965 210 258	**WH57548505C**	965 210 458
		WH55548507C	965 210 018	**WH56548507C**	965 210 218	**WH57548507C**	965 210 418
		WH55548509C	965 210 098	**WH56548509C**	965 210 209	**WH57548509C**	965 210 498
Breitband TV-/Radio-Dosen, 2x IEC bis 2 GHz AM10 10.5dB Enddose mit Abschlusswiderstand 75		**WH55548600C**	965 220 008	**WH56548600C**	965 220 208	**WH57548600C**	965 220 408
		WH55548603C	965 220 038	**WH56548603C**	965 220 238	**WH57548603C**	965 220 438
		WH55548604C	965 220 048	**WH56548604C**	965 220 248	**WH57548604C**	965 220 448
		WH55548605C	965 220 058	**WH56548605C**	965 220 258	**WH57548605C**	965 220 458
		WH55548607C	965 220 018	**WH56548607C**	965 220 218	**WH57548607C**	965 220 418
		WH55548609C	965 220 098	**WH56548609C**	965 220 298	**WH57548609C**	965 220 498
Breitband TV-/Radio-Dosen, 2x IEC bis 2 GHz AM11 11dB Durchgangsdose		**WH55548700C**	965 230 008	**WH56548700C**	965 230 208	**WH57548700C**	965 230 408
		WH55548703C	965 230 038	**WH56548703C**	965 230 238	**WH57548703C**	965 230 438
		WH55548704C	965 230 048	**WH56548704C**	965 230 248	**WH57548704C**	965 230 448
		WH55548705C	965 230 058	**WH56548705C**	965 230 258	**WH57548705C**	965 230 458
		WH55548707C	965 230 018	**WH56548707C**	965 230 218	**WH57548707C**	965 230 418
		WH55548709C	965 230 098	**WH56548709C**	965 230 298	**WH57548709C**	965 230 498
Breitband TV-/Radio-Dosen, 2x IEC bis 2 GHz AM15 14dB Durchgangsdose		**WH55548800C**	965 240 008	**WH56548800C**	965 240 208	**WH57548800C**	965 240 408
		WH55548803C	965 240 038	**WH56548803C**	965 240 238	**WH57548803C**	965 240 438
		WH55548804C	965 240 048	**WH56548804C**	965 240 248	**WH57548804C**	965 240 448
		WH55548805C	965 240 058	**WH56548805C**	965 240 258	**WH57548805C**	965 240 458
		WH55548807C	965 240 018	**WH56548807C**	965 240 218	**WH57548807C**	965 240 418
		WH55548809C	965 240 098	**WH56548809C**	965 240 258	**WH57548809C**	965 240 498
Breitband TV-/Radio-Dosen, 2x IEC bis 2 GHz AM19 19dB Durchgangsdose		**WH55548900C**	965 250 008	**WH56548900C**	965 250 208	**WH57548900C**	965 250 408
		WH55548903C	965 250 038	**WH56548903C**	965 250 238	**WH57548903C**	965 250 438
		WH55548904C	965 250 048	**WH56548904C**	965 250 248	**WH57548904C**	965 250 448
		WH55548905C	965 250 058	**WH56548905C**	965 250 258	**WH57548905C**	965 250 458
		WH55548907C	965 250 018	**WH56548907C**	965 250 218	**WH57548907C**	965 250 418
		WH55548909C	965 250 098	**WH56548909C**	965 250 298	**WH57548909C**	965 250 498
Breitband TV-/Radio-Dosen, 2x IEC bis 2 GHz AM23 23dB Durchgangsdose		**WH55549000C**	965 260 008	**WH56549000C**	965 260 208	**WH57549000C**	965 260 408
		WH55549003C	965 260 038	**WH56549003C**	965 260 238	**WH57549003C**	965 260 438
		WH55549004C	965 260 048	**WH56549004C**	965 260 248	**WH57549004C**	965 260 448
		WH55549005C	965 260 058	**WH56549005C**	965 260 258	**WH57549005C**	965 260 458
		WH55549007C	965 260 018	**WH56549007C**	965 260 218	**WH57549007C**	965 260 418
		WH55549009C	965 260 098	**WH56549009C**	965 260 298	**WH57549009C**	965 260 498

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH50548500A	965 016 003	**WH50548500B**	965 013 003	**WH53548500Q**	965 011 003
WH50548503A	965 016 033	**WH50548503B**	965 013 033	**WH53548503Q**	965 011 033
WH50548504A	965 016 043	**WH50548504B**	965 013 043	**WH53548504Q**	965 011 043
WH50548505A	965 016 953	**WH50548505B**	965 013 953	**WH53548505Q**	965 011 953
WH50548507A	965 016 913	**WH50548507B**	965 013 913	**WH53548507Q**	965 011 913
WH50548509A	965 016 993	**WH50548509B**	965 013 993	**WH53548509Q**	965 011 993
WH50548600A	965 026 003	**WH50548600B**	965 023 003	**WH53548600Q**	965 021 003
WH50548603A	965 026 033	**WH50548603B**	965 023 033	**WH53548603Q**	965 021 033
WH50548604A	965 026 043	**WH50548604B**	965 023 043	**WH53548604Q**	965 021 043
WH50548605A	965 026 953	**WH50548605B**	965 023 953	**WH53548605Q**	965 021 953
WH50548607A	965 026 913	**WH50548607B**	965 023 913	**WH53548607Q**	965 021 913
WH50548609A	965 026 993	**WH50548609B**	965 023 993	**WH53548609Q**	965 021 993
WH50548700A	965 036 003	**WH50548700B**	965 033 003	**WH53548700Q**	965 031 003
WH50548703A	965 036 033	**WH50548703B**	965 033 033	**WH53548703Q**	965 031 033
WH50548704A	965 036 043	**WH50548704B**	965 033 043	**WH53548704Q**	965 031 043
WH50548705A	965 036 953	**WH50548705B**	965 033 953	**WH53548705Q**	965 031 953
WH50548707A	965 036 913	**WH50548707B**	965 033 913	**WH53548707Q**	965 031 913
WH50548709A	965 036 993	**WH50548709B**	965 033 993	**WH53548709Q**	965 031 993
WH50548800A	965 046 003	**WH50548800B**	965 043 003	**WH53548800Q**	965 041 003
WH50548803A	965 046 033	**WH50548803B**	965 043 033	**WH53548803Q**	965 041 033
WH50548804A	965 046 043	**WH50548804B**	965 043 043	**WH53548804Q**	965 041 043
WH50548805A	965 046 953	**WH50548805B**	965 043 953	**WH53548805Q**	965 041 953
WH50548807A	965 046 913	**WH50548807B**	965 043 913	**WH53548807Q**	965 041 913
WH50548809A	965 046 993	**WH50548809B**	965 043 993	**WH53548809Q**	965 041 993
WH50548900A	965 056 003	**WH50548900B**	965 053 003	**WH53548900Q**	965 051 003
WH50548903A	965 056 033	**WH50548903B**	965 053 033	**WH53548903Q**	965 051 033
WH50548904A	965 056 043	**WH50548904B**	965 053 043	**WH53548904Q**	965 051 043
WH50548905A	965 056 953	**WH50548905B**	965 053 953	**WH53548905Q**	965 051 953
WH50548907A	965 056 913	**WH50548907B**	965 053 913	**WH53548907Q**	965 051 913
WH50548909A	965 056 993	**WH50548909B**	965 053 993	**WH53548909Q**	965 051 993
WH50549000A	965 066 003	**WH50549000B**	965 063 003	**WH53549000Q**	965 061 003
WH50549003A	965 066 033	**WH50549003B**	965 063 033	**WH53549003Q**	965 061 033
WH50549004A	965 066 043	**WH50549004B**	965 063 043	**WH53549004Q**	965 061 043
WH50549005A	965 066 953	**WH50549005B**	965 063 953	**WH53549005Q**	965 061 953
WH50549007A	965 066 913	**WH50549007B**	965 063 913	**WH53549007Q**	965 061 913
WH50549009A	965 066 993	**WH50549009B**	965 063 993	**WH53549009Q**	965 061 993

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung
Einbautiefe 32 mm

	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
TV-/Radio-Satellitendose, 2x IEC / 1x F AM02 SAT		**WH55545600C**	965 300 008	**WH56545600C**	965 300 208	**WH57545600C**	965 300 408
		WH55545603C	965 300 038	**WH56545603C**	965 300 238	**WH57545603C**	965 300 438
		WH55545604C	965 300 048	**WH56545604C**	965 300 248	**WH57545604C**	965 300 448
		WH55545605C	965 300 058	**WH56545605C**	965 300 258	**WH57545605C**	965 300 458
		WH55545607C	965 300 018	**WH56545607C**	965 300 218	**WH57545607C**	965 300 418
		WH55545609C	965 300 098	**WH56545609C**	965 300 298	**WH57545609C**	965 300 498

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH50545600A	965 306 008
WH50545603A	965 306 038
WH50545604A	965 306 048
WH50545605A	965 306 058
WH50545607A	965 306 018
WH50545609A	965 306 098

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH50545600B	965 303 008
WH50545603B	965 303 038
WH50545604B	965 303 048
WH50545605B	965 303 058
WH50545607B	965 303 018
WH50545609B	965 303 098

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH53545600Q	965 311 003
WH53545603Q	965 311 033
WH53545604Q	965 311 043
WH53545605Q	965 311 053
WH53545607Q	965 311 013
WH53545609Q	965 311 093

▶ Seite 600

WH50540100H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front				
- Breitband TV-/Radio-Dosen, 2x IEC				
Front, Ultraweiss	32 mm	1	**WH50540100H**	378 373 003
Front, Lichtgrau	32 mm	1	**WH50540103H**	378 373 033
Front, Anthrazit	32 mm	1	**WH50540104H**	378 373 043
Front, Schwarz	32 mm	1	**WH50540105H**	378 373 953
Front, Beige	32 mm	1	**WH50540107H**	378 373 913
Front, Braun	32 mm	1	**WH50540109H**	378 373 993

WH50545600H

Baukasten, Ersatzteil, Front				
- TV-/Radio-Satellitendose, 2x IEC / 1x F - AM02 SAT				
Front, Ultraweiss	32 mm	1	**WH50545600H**	378 014 003
Front, Lichtgrau	32 mm	1	**WH50545603H**	378 014 033
Front, Anthrazit	32 mm	1	**WH50545604H**	378 014 043
Front, Schwarz	32 mm	1	**WH50545605H**	378 014 953
Front, Beige	32 mm	1	**WH50545607H**	378 014 913
Front, Braun	32 mm	1	**WH50545609H**	378 014 993

WH765302Z

Abschlusswiderstand 75				
Abschlusswiderstand 75		1	**WH765302Z**	965 369 098

▶ Seite 600

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front				
AM04 4dB Stichdose	32 mm	1	**WH405485F**	965 213 793
AM10 10.5dB Enddose	32 mm	1	**WH405486F**	965 223 793
AM11 11dB Durchgangsdose	32 mm	1	**WH405487F**	965 233 793
AM11 11dB Durchgangsdose	32 mm	1	**WH405488F**	965 243 793
AM19 19dB Durchgangsdose	32 mm	1	**WH405489F**	965 253 793
AM23 23dB Durchgangsdose	32 mm	1	**WH405490F**	965 263 793

WH405485F

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front				
- AM02 SAT				
TV-/Radio-Satellitendose, 2x IEC / 1x F	32 mm	1	**WH405456F**	965 303 798



WH405456F

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung
Einbautiefe 32 mm

	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
TV-/Radio-Datendosen, 2x IEC / 1x MiniDat 2 GHz, Rückweg 5 – 65 MHz AMD04 4dB Stichdose		**WH55543600C**	935 230 008	**WH56543600C**	935 230 208	**WH57543600C**	935 230 408
		WH55543603C	935 230 038	**WH56543603C**	935 230 238	**WH57543603C**	935 230 438
		WH55543604C	935 230 048	**WH56543604C**	935 230 248	**WH57543604C**	935 230 448
		WH55543605C	935 230 058	**WH56543605C**	935 230 258	**WH57543605C**	935 230 458
		WH55543607C	935 230 018	**WH56543607C**	935 230 218	**WH57543607C**	935 230 418
		WH55543609C	935 230 098	**WH56543609C**	935 230 298	**WH57543609C**	935 230 498
TV-/Radio-Datendosen, 2x IEC / 1x MiniDat 2 GHz, Rückweg 5 – 65 MHz AMD10 10.5dB Enddose mit Abschlusswiderstand 75		**WH55543700C**	935 237 008	**WH56543700C**	935 237 208	**WH57543700C**	935 237 408
		WH55543703C	935 237 038	**WH56543703C**	935 237 238	**WH57543703C**	935 237 438
		WH55543704C	935 237 048	**WH56543704C**	935 237 248	**WH57543704C**	935 237 448
		WH55543705C	935 237 058	**WH56543705C**	935 237 258	**WH57543705C**	935 237 458
		WH55543707C	935 237 018	**WH56543707C**	935 237 218	**WH57543707C**	935 237 418
		WH55543709C	935 237 098	**WH56543709C**	935 237 298	**WH57543709C**	935 237 498
TV-/Radio-Datendosen, 2x IEC / 1x MiniDat 2 GHz, Rückweg 5 – 65 MHz AMD11 11dB Durchgangsdose		**WH55543800C**	935 231 008	**WH56543800C**	935 231 208	**WH57543800C**	935 231 408
		WH55543803C	935 231 038	**WH56543803C**	935 231 238	**WH57543803C**	935 231 438
		WH55543804C	935 231 048	**WH56543804C**	935 231 248	**WH57543804C**	935 231 448
		WH55543805C	935 231 058	**WH56543805C**	935 231 258	**WH57543805C**	935 231 458
		WH55543807C	935 231 018	**WH56543807C**	935 231 218	**WH57543807C**	935 231 418
		WH55543809C	935 231 098	**WH56543809C**	935 231 298	**WH57543809C**	935 231 498
TV-/Radio-Datendosen, 2x IEC / 1x MiniDat 2 GHz, Rückweg 5 – 65 MHz AMD15 14dB Durchgangsdose		**WH55543900C**	935 232 008	**WH56543900C**	935 232 208	**WH57543900C**	935 232 408
		WH55543903C	935 232 038	**WH56543903C**	935 232 238	**WH57543903C**	935 232 438
		WH55543904C	935 232 048	**WH56543904C**	935 232 248	**WH57543904C**	935 232 448
		WH55543905C	935 232 058	**WH56543905C**	935 232 258	**WH57543905C**	935 232 458
		WH55543907C	935 232 018	**WH56543907C**	935 232 218	**WH57543907C**	935 232 418
		WH55543909C	935 232 098	**WH56543909C**	935 232 298	**WH57543909C**	935 232 498
TV-/Radio-Datendosen, 2x IEC / 1x MiniDat 2 GHz, Rückweg 5 – 65 MHz AMD19 19dB Durchgangsdose		**WH55544000C**	935 233 008	**WH56544000C**	935 233 208	**WH57544000C**	935 233 408
		WH55544003C	935 233 038	**WH56544003C**	935 233 238	**WH57544003C**	935 233 438
		WH55544004C	935 233 048	**WH56544004C**	935 233 248	**WH57544004C**	935 233 448
		WH55544005C	935 233 058	**WH56544005C**	935 233 258	**WH57544005C**	935 233 458
		WH55544007C	935 233 018	**WH56544007C**	935 233 218	**WH57544007C**	935 233 418
		WH55544009C	935 233 098	**WH56544009C**	935 233 298	**WH57544009C**	935 233 498

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH50543600A	935 280 003	**WH50543600B**	935 780 003	**WH53543600Q**	935 170 003
WH50543603A	935 280 033	**WH50543603B**	935 780 033	**WH53543603Q**	935 170 033
WH50543604A	935 280 043	**WH50543604B**	935 780 043	**WH53543604Q**	935 170 043
WH50543605A	935 280 953	**WH50543605B**	935 780 953	**WH53543605Q**	935 170 953
WH50543607A	935 280 913	**WH50543607B**	935 780 913	**WH53543607Q**	935 170 913
WH50543609A	935 280 993	**WH50543609B**	935 780 993	**WH53543609Q**	935 170 993
WH50543700A	935 287 003	**WH50543700B**	935 787 003	**WH53543700Q**	935 177 003
WH50543703A	935 287 033	**WH50543703B**	935 787 033	**WH53543703Q**	935 177 033
WH50543704A	935 287 043	**WH50543704B**	935 787 043	**WH53543704Q**	935 177 043
WH50543705A	935 287 953	**WH50543705B**	935 787 953	**WH53543705Q**	935 177 953
WH50543707A	935 287 913	**WH50543707B**	935 787 913	**WH53543707Q**	935 177 913
WH50543709A	935 287 993	**WH50543709B**	935 787 993	**WH53543709Q**	935 177 993
WH50543800A	935 281 003	**WH50543800B**	935 781 003	**WH53543800Q**	935 171 003
WH50543803A	935 281 033	**WH50543803B**	935 781 033	**WH53543803Q**	935 171 033
WH50543804A	935 281 043	**WH50543804B**	935 781 043	**WH53543804Q**	935 171 043
WH50543805A	935 281 953	**WH50543805B**	935 781 953	**WH53543805Q**	935 171 953
WH50543807A	935 281 913	**WH50543807B**	935 781 913	**WH53543807Q**	935 171 913
WH50543809A	935 281 993	**WH50543809B**	935 781 993	**WH53543809Q**	935 171 993
WH50543900A	935 282 003	**WH50543900B**	935 782 003	**WH53543900Q**	935 172 003
WH50543903A	935 282 033	**WH50543903B**	935 782 033	**WH53543903Q**	935 172 033
WH50543904A	935 282 043	**WH50543904B**	935 782 043	**WH53543904Q**	935 172 043
WH50543905A	935 282 953	**WH50543905B**	935 782 953	**WH53543905Q**	935 172 953
WH50543907A	935 282 913	**WH50543907B**	935 782 913	**WH53543907Q**	935 172 913
WH50543909A	935 282 993	**WH50543909B**	935 782 993	**WH53543909Q**	935 172 993
WH50544000A	935 283 003	**WH50544000B**	935 783 003	**WH53544000Q**	935 173 003
WH50544003A	935 283 033	**WH50544003B**	935 783 033	**WH53544003Q**	935 173 033
WH50544004A	935 283 043	**WH50544004B**	935 783 043	**WH53544004Q**	935 173 043
WH50544005A	935 283 953	**WH50544005B**	935 783 953	**WH53544005Q**	935 173 953
WH50544007A	935 283 913	**WH50544007B**	935 783 913	**WH53544007Q**	935 173 913
WH50544009A	935 283 993	**WH50544009B**	935 783 993	**WH53544009Q**	935 173 993

▶ Seite 600

WH50540700H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front				
- TV-/Radio-Datendosen, 2x IEC / 1x MiniDat				
Front, Ultraweiss	32 mm	1	**WH50540700H**	378 375 003
Front, Lichtgrau	32 mm	1	**WH50540703H**	378 375 033
Front, Anthrazit	32 mm	1	**WH50540704H**	378 375 043
Front, Schwarz	32 mm	1	**WH50540705H**	378 375 953
Front, Beige	32 mm	1	**WH50540707H**	378 375 913
Front, Braun	32 mm	1	**WH50540709H**	378 375 993

▶ Seite 600

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH405436F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz				
	AM04 4dB Stichdose 2 GHz	32 mm	1	**WH405436F**	935 780 793
 WH405437F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz				
	AM10 10.5dB Enddose 2 GHz	32 mm	1	**WH405437F**	935 787 793
 WH405438F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz				
	AM11 11dB Durchgangsdose 2 GHz	32 mm	1	**WH405438F**	935 781 793
	AM11 5dB Durchgangsdose 2 GHz	32 mm	1	**WH405439F**	935 782 793
	AM19 19dB Durchgangsdose 2 GHz	32 mm	1	**WH405440F**	935 783 793
WH765302Z	**Abschlusswiderstand 75**				
	Abschlusswiderstand 75		1	**WH765302Z**	965 369 098

HMS Basismodul, Erweiterungsmodul und Deckel

HMS Basismodul:
- Ausschnitt für maximal 12 RJ45-Einsätze Kat. 5e, Kat. 6 und Kat. 6A
- Für ungeschirmte und geschirmte Einsätze
- Ausschnitt für optionales TV- oder SAT-Modul
- Integrierte DSL-Dose mit automatischer Brücke, gemäss Installationsempfehlung der Swisscom
- Inklusive Schrauben für Befestigung auf Lochblech

HMS Erweiterungsmodul:
- Ausschnitt für maximal 10 RJ45-Einsätze Kat. 5e, Kat. 6 und Kat. 6A
- Für ungeschirmte und geschirmte Einsätze
- Inklusive Schrauben für Befestigung auf Lochblech

Zubehör:
- Blechkerbschraube 4.2x9.5 mm (Set à 50 Stk)

Schutzart:
IP20

Montage:
- Auf Lochblech

▶ Seite 600

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH74300403Z	**HMS Basismodul mit FLF Gr.I** - Ausschnitt für 8 RJ-45 Einsätze unf TV-/SAT-Module - inkl DSL-Dose 4xRJ45 - mit Auschnitt für 1 FLF Gr,.I			
	HMS Basismodul mit FLF Gr.I	1	**WH74300403Z**	377 986 033
 WH74300503Z	**HMS Basismodul Light** - Ausschnitt für 8 RJ-45 Einsätze - mit Auschnitt für 2 FLF Gr,.I oder 1 FLF Gr.II			
	HMS Basismodul Light	1	**WH74300503Z**	377 987 033
 WH74300303Z	**HMS Basismodul ohne DSL-Dose** - Ausschnitt für 16 RJ-45 Einsätze und TV-/SAT-Modul			
	HMS Basismodul ohne DSL-Dose	1	**WH74300303Z**	377 985 033
WH74300203Z	**HMS Erweiterungsmodul** - Ausschnitt für 10RJ45 Einsätze			
	HMS Erweiterungsmodul	1	**WH74300203Z**	377 996 033
 WH74300603Z	**HMS Erweiterungsmodul light** - Ausschnitt für 6 RJ-45 Einsätze - Ausschnitt für 1 FLF Gr.I			
	HMS Erweiterungsmodul light	1	**WH74300603Z**	377 988 033
WH74990163Z	**HMS Deckel** - zu Basis- und Erweiterungsmodul			
	HMS Deckel	1	**WH74990163Z**	377 997 033
WH76991073Z	**Blechkerbschraube**			
	Blechkerbschraube (Set à 50 Stk)	1	**WH76991073Z**	162 080 805

HMS Fiber LWL-Set:
Set vom OTO zur Wanddose mit Verlängerungskabel
(Durchmesser < 5mm), Einzugsdraht, Keystone-Hybrid-Adapter
CLIK/APC-LC/APC und Kabelmanagement.

WH74360100Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
HMS FIber LWL-Set			
HMS Fiber LWL Set 5m	1	**WH74360100Z**	966 731 643
HMS Fiber LWL Set 7.5m	1	**WH74360200Z**	966 731 653
HMS Fiber LWL Set 10m	1	**WH74360300Z**	966 731 663
HMS Fiber LWL Set 12.5m	1	**WH74360400Z**	966 731 673
HMS Fiber LWL Set 15m	1	**WH74360500Z**	966 731 683
HMS Fiber LWL Set 20m	1	**WH74360600Z**	966 731 743
HMS Fiber LWL Set 30m	1	**WH74360700Z**	966 731 753
HMS Fiber LWL Set 50m	1	**WH74360800Z**	966 731 763



WH76360100Z

HMS Fiber Kabelmanagement

- zum Verstauen der Kabelüberlängen im Verteiler
- Montage auf Lochblech oder auf Modulträger

Kabelmanagement	1	**WH76360100Z**	966 731 923

WH70360100Z

HMS Fiber Keystone LWL-Adapter

Keystone LWL-Adapter LC/APC Duplex	1	**WH70360100Z**	966 730 653

WH70360200Z

HMS Fiber Keystone LWL-Adapter

Keystone LWL-Adapter E2000/APC Simplex	1	**WH70360200Z**	966 730 663

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WH74410180Z	**HMS-Verteilfeld** - für 16 Module, 1HE - inkl. Kabelbinder und Befestigungsmaterial			
	HMS-Verteilfeld für 16 Module	1	**WH74410180Z**	966 731 583
WH74410280Z	**HMS-Verteilfeld** - für 24 Module, 1HE - inkl. Kabelbinder und Befestigungsmaterial			
	HMS-Verteilfeld für 24 Module	1	**WH74410280Z**	966 731 593
WH74950280Z	**HMS-Rangierpanel** - mit 4 Bügeln, 1HE - inkl. Befestigungsmaterial			
	HMS-Rangierpanel mit 4 Bügeln	1	**WH74950280Z**	966 730 883
WH74410480Z	**HMS-Verteilfeld** - für 6 FLF-Apparate Gr.I, 1HE - inkl. Kabelbinder und Befestigungsmaterial			
	HMS-Verteilfeld für 6 FLF-Apparate Gr.I	1	**WH74410480Z**	966 731 803
WH74410580Z	**HMS-Verteilfeld** - für 5 FLF-Apparate Gr.II, 2HE - Befestigungsmaterial			
	HMS-Verteilfeld für 5 FLF-Apparate Gr.II	1	**WH74410580Z**	966 731 903
WH74101280Z	**HMS-Blindplatte, 1HE** - inkl. Befestigungsmaterial			
	HMS-Blindplatte, 1HE	1	**WH74101280Z**	966 731 293
WH74101380Z	**HMS-Blindplatte, 2HE** - inkl. Befestigungsmaterial			
	HMS-Blindplatte, 2HE	1	**WH74101380Z**	966 731 393
WH70311000Z	**HMS-Voice Panel 25 Port**			
	HMS Voice Panel 25 Port bestückt	1	**WH70311000Z**	966 730 603
WH70311100Z	**HMS-Voice Panel 50 Port**			
	HMS Voice Panel 50 Port bestückt	1	**WH70311100Z**	966 730 613
WH70311300Z	**HMS-Voice Panel 10 Port**			
	HMS Voice Panel 10 Port Einschub	1	**WH70311300Z**	966 730 623

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WH74361000Z	**LWL-Panel 19" für SC D**			
	HMS Fiber LWL-Panel SC D	1	**WH74361000Z**	966 731 773
WH74361100Z	**LWL-Panel 19" für LC S / SC S / E2000**			
	HMS Fiber LWL-Panel LC S / SC S / E2000	1	**WH74361100Z**	966 731 783
WH70360300Z	**HMS Fiber Kupplung**			
	Kupplung LC/LC D Multimode OM2	1	**WH70360300Z**	966 730 673
WH70360400Z	**HMS Fiber Kupplung**			
	Kupplung LC/LC D Multimode OM3	1	**WH70360400Z**	966 730 683
WH70360500Z	**HMS Fiber Kupplung**			
	Kupplung LC/LC D Multimode OM4	1	**WH70360500Z**	966 730 693
WH70360600Z	**HMS Fiber Kupplung**			
	Kupplung E2000 APC SM	1	**WH70360600Z**	966 730 153
WH70360700Z	**HMS Fiber Kupplung**			
	Kupplung SC/SC Duplex Multimod	1	**WH70360700Z**	966 730 103
WH75360200Z	**HMS Fiber Patchkabel**			
	LWL-Patchkabel LC/APC grün - LC/PC blau, G.657.A2, Simplex			
	HMS LWL-Patchkabel 3m	1	**WH75360200Z**	966 731 843
	HMS LWL-Patchkabel 5m	1	**WH75360300Z**	966 731 853
	HMS LWL-Patchkabel 7.5m	1	**WH75360400Z**	966 731 863
	HMS LWL-Patchkabel 10m	1	**WH75360500Z**	966 731 873
	HMS LWL-Patchkabel 15m	1	**WH75360600Z**	966 731 883
	HMS LWL-Patchkabel 20m	1	**WH75360700Z**	966 731 893

RJ45-Einsätze
zu HMS Basis- und Erweiterungsmodul

Auf diesen Seiten finden Sie eine Produktzusammenfassung der passiven Komponenten zur strukturierten Verkabelung im Feldverteiler media nach DIN EN 50173-4.

HMS-Einsatz RJ45:
- Kombinierte Schirmung und Zugentlastung
- Eindeutige Anschlusskennzeichnung (EIA/TIA 568 A/B)
- Kat. 5e, Kat. 6 und Kat. 6A
- Keystone Modul
- Selbstschneidende Kontakte
- Steckverbindung RJ45
- Anschluss: Draht AWG 23-25, Litze 7-fach AWG 24-26

▶ Seite 600

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e UTP			
- Kat. 5e UTP ungeschirmt			
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e UTP	1	**WH70290300Z**	977 731 003
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e UTP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70295300Z**	977 731 103
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e STP			
- Kat. 5e STP geschirmt			
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e STP	1	**WH70290200Z**	977 701 003
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e STP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70295200Z**	977 701 103
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 UTP			
- Kat. 6 UTP ungeschirmt			
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 UTP	1	**WH70310200Z**	977 731 013
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 UTP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70315200Z**	977 731 113
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 STP			
- Kat. 6 STP geschirmt			
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 STP	1	**WH70300200Z**	977 701 013
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 STP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70305200Z**	977 701 113
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6A UTP			
- Kat. 6A UTP ungeschirmt			
HMS Einsatz RJ45 Kat. 6A UTP	1	**WH70310300Z**	977 732 013
HMS Einsatz RJ45 Kat. 6A UTP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70315300Z**	977 732 113
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6A STP			
- Kat. 6A STP geschirmt			
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6A STP	1	**WH70300300Z**	977 701 023
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6A STP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70305300Z**	977 701 123
Blinddeckel zu HMS			
Blinddeckel zu HMS, Weiss	1	**WH76410200Z**	377 990 003
Blinddeckel zu HMS, Schwarz	1	**WH76410205Z**	966 731 933
Blinddeckel zu HMS (Set à 100 Stk.), weiss	1	**WH76415200Z**	377 990 103
Blinddeckel zu HMS (Set à 100 Stk.), schwarz	1	**WH76415205Z**	966 731 943

WH70290300Z

WH70290200Z

WH70310200Z

WH70300200Z

WH70310300Z

WH70300300Z

WH76410200Z

Einsatz TV-/Radio-Dose:
- CATV-Dose Bandbreite von 5 bis 1002 MHz (Breitband)
- Dämpfungsvarianten: 4/10/11/14/19/23 dB
- Enddose mit integriertem Widerstand für eine schnelle Montage

Einsatz TV-/Radio-Datendose:
- CATV-Dose Bandbreite von 5 bis 1002 MHz (Breitband)
- Rückweg 5 – 65 MHz
- Dämpfungsvarianten: 4/10/11/14/19/23 dB
- Enddose mit integriertem Widerstand für eine schnelle Montage

▶ Seite 600

WH76420505Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Werkzeug für RJ45-Einsätze			
- zum einfachen Pressen der RJ45-Einsätze			
Werkzeug für RJ45-Einsätze	1	**WH76420505Z**	983 223 009

WH405485Z

Einsätze TV-/Radio-Dose

- für Basismodul
- Breitband TV-/Radio
- 2x IEC
- bis 2 GHz

AM04 4dB Stichdose	10	**WH405485Z**	965 214 793
AM10 10.5dB Enddose mit Abschlusswiderstand 75 Ω	10	**WH405486Z**	965 224 793
AM11 11dB Durchgangsdose	10	**WH405487Z**	965 234 793
AM15 14dB Durchgangsdose	10	**WH405488Z**	965 244 793
AM19 19dB Durchgangsdose	10	**WH405489Z**	965 254 793
AM23 23dB Durchgangsdose	10	**WH405490Z**	965 264 793

WH405436Z

Einsätze TV-/Radio-Datendose

- für Basismodul
- Breitband TV-/Radio
- 2x IEC / 1x MiniDat
- bis 2 GHz
- Rückweg 5 – 65 MHz

AMD04 4dB Stichdose	10	**WH405436Z**	935 280 713
AMD10 10.5dB Enddose mit Abschlusswiderstand 75 Ω	10	**WH405437Z**	935 287 713
AMD11 11dB Durchgangsdose	10	**WH405438Z**	935 281 713
AMD15 14dB Durchgangsdose	10	**WH405439Z**	935 282 713
AMD19 19dB Durchgangsdose	10	**WH405440Z**	935 283 713

HMS F-Verteiler, F-Stecker, F-Abschlusswiederstand

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WH70530100Z	**F-Verteiler** 2-fach	1	**WH70530100Z**	966 800 103
WH70530200Z	**F-Verteiler** 3-fach	1	**WH70530200Z**	966 800 203
WH70530300Z	**F-Verteiler** 4-fach	1	**WH70530300Z**	966 800 303
WH70530400Z	**F-Verteiler** 6-fach	1	**WH70530400Z**	966 800 403
WH70530500Z	**F-Verteiler** 8-fach	1	**WH70530500Z**	966 800 603
WH70530600Z	**F-Abzweiger** 1-fach	1	**WH70530600Z**	966 800 703
WH70531000Z	**F-Stecker** F-Stecker Cablecom	1	**WH70531000Z**	966 801 103
WH70531100Z	**F-Stecker** F-Stecker Compression	1	**WH70531100Z**	966 801 203
WH76530300Z	**F-Abschlusswiederstand** 75 Ohm	1	**WH76530300Z**	966 801 303

Zubehör:
- Montagehalter für Multimediageräte HMS Y-Patchkabel:
- Geeignet für Cablesharing, um verschiedene Dienste wie z.B. Telefon-Netzwerk oder 2x Netzwerk auf einem 8-poligen Datenkabel zu kombinieren.

HMS Patchkabel:
- U/UTP Kat. 6/E, 250MHz, 4x2x0,20 mm², Innenleiter Cu Litze (AWG 24), paarverseilt, Mantel und Knickschutz in Grau, Grün oder Blau, halogenfrei, beidseitig Stecker RJ45
- Erhältlich in den verschiedenen Längen

▶ Seite 600

VZ02MM

WH75401303Z

WH75400903Z

WH75401603Z

WH75401612Z

WH75401613Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Montagehalter für Multimediageräte			
- zur Befestigung auf dem Lochblech			
Montagehalter für Multimediageräte	1	**VZ02MM**	822 990 914
Y-Patchkabel TEL/LAN			
- für Cablesharing			
Y-Patchkabel TEL/LAN 0,5 m	10	**WH75401303Z**	101 349 409
Y-Patchkabel TEL/LAN 1,0 m	10	**WH75401403Z**	101 349 419
Y-Patchkabel LAN/LAN			
- für Cablesharing			
Y-Patchkabel LAN/LAN 1,0 m	10	**WH75401003Z**	101 349 319
HMS Patchkabel RJ45 U/UTP			
- Kategorie 6 U/UTP - Kurzer Abknickschutz			
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 0,5 m, Grau	10	**WH75401603Z**	101 347 109
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 1,0 m, Grau	10	**WH75401703Z**	101 347 209
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 2,0 m, Grau	10	**WH75401803Z**	101 347 309
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 5,0 m, Grau	10	**WH75401903Z**	101 347 309
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 10,0 m, Grau	10	**WH754025O3Z**	101 347 609
HMS Patchkabel RJ45 U/UTP			
- Kategorie 6 U/UTP - Kurzer Abknickschutz			
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 0,5 m, Grün	10	**WH75401612Z**	101 347 119
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 1,0 m, Grün	10	**WH75401712Z**	101 347 219
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 2,0 m, Grün	10	**WH75401812Z**	101 347 319
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 5,0 m, Grün	10	**WH75401912Z**	101 347 419
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 10,0 m, Grün	10	**WH754025I2Z**	101 347 619
HMS Patchkabel RJ45 U/UTP			
- Kategorie 6 U/UTP - Kurzer Abknickschutz			
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 0,5 m, Blau	10	**WH75401613Z**	101 347 129
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 1,0 m, Blau	10	**WH75401713Z**	101 347 229
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 2,0 m, Blau	10	**WH75401813Z**	101 347 329
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 5,0 m, Blau	10	**WH75401913Z**	101 347 429
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 10,0 m, Blau	10	**WH754025I3Z**	101 347 629

HMS Patchkabel:
- S/FTP Kat. 6/E, 250MHz, 4x2x0,10 mm², Innenleiter Cu Litze (AWG 27), paarverseilt, Mantel und Knickschutz in Grau, Grün oder Blau, halogenfrei, beidseitig Stecker RJ45
- Erhältlich in den verschiedenen Längen

▶ Seite 600

WH75400403Z

HMS Patchkabel RJ45 S/FTP

- Kategorie 6 S/FTP
- Kurzer Abknickschutz

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 0,5 m, Grau	10	**WH75400403Z**	101 346 109
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 1,0 m, Grau	10	**WH75400503Z**	101 346 209
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 2,0 m, Grau	10	**WH75400603Z**	101 346 309
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 5,0 m, Grau	10	**WH75400703Z**	101 346 409
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 10,0 m, Grau	10	**WH75400803Z**	101 346 509

WH75400412Z

HMS Patchkabel RJ45 S/FTP

- Kategorie 6 S/FTP
- Kurzer Abknickschutz

Patchkabel Kat. 6 RJ45, 0,5 m, Grün	10	**WH75400412Z**	101 346 119
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 1,0 m, Grün	10	**WH75400512Z**	101 346 219
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 2,0 m, Grün	10	**WH75400612Z**	101 346 319
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 5,0 m, Grün	10	**WH75400712Z**	101 346 419
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 10,0 m, Grün	10	**WH75400812Z**	101 346 519

WH75400413Z

HMS Patchkabel RJ45 S/FTP

- Kategorie 6 S/FTP
- Kurzer Abknickschutz

Patchkabel Kat. 6 RJ45, 0,5 m, Blau	10	**WH75400413Z**	101 346 129
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 1,0 m, Blau	10	**WH75400513Z**	101 346 229
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 2,0 m, Blau	10	**WH75400613Z**	101 346 329
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 5,0 m, Blau	10	**WH75400713Z**	101 346 429
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 10,0 m, Blau	10	**WH75400813Z**	101 346 529

HMS Patchkabel:
- S/FTP Kat. 6/E, 250MHz, 4x2x0,10 mm², Innenleiter Cu Litze (AWG 27), paarverseilt, Mantel und Knickschutz in Grau, Grün oder Blau, halogenfrei, beidseitig Stecker RJ45
- Erhältlich in den verschiedenen Längen

▶ Seite 600

WH75402303Z

HMS Patchkabel RJ45 S/STP

- Kategorie 6A S/STP
- Kurzer Abknickschutz

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 0,5 m, Grau	10	**WH75402303Z**	101 345 109
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 1,0 m, Grau	10	**WH75402203Z**	101 345 209
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 2,0 m, Grau	10	**WH75402103Z**	101 345 309
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 5,0 m, Grau	10	**WH75402403Z**	101 345 409
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 10,0 m, Grau	10	**WH75402603Z**	101 345 509

WH75402312Z

HMS Patchkabel RJ45 S/STP

- Kategorie 6A S/STP
- Kurzer Abknickschutz

Patchkabel Kat. 6 RJ45, 0,5 m, Grün	10	**WH75402312Z**	101 345 119
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 1,0 m, Grün	10	**WH75402212Z**	101 345 219
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 2,0 m, Grün	10	**WH75402112Z**	101 345 319
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 5,0 m, Grün	10	**WH75402412Z**	101 345 419
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 10,0 m, Grün	10	**WH75402612Z**	101 345 519

WH75402313Z

HMS Patchkabel RJ45 S/STP

- Kategorie 6A S/STP
- Kurzer Abknickschutz

Patchkabel Kat. 6 RJ45, 0,5 m, Blau	10	**WH75402313Z**	101 345 129
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 1,0 m, Blau	10	**WH75402213Z**	101 345 229
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 2,0 m, Blau	10	**WH75402113Z**	101 345 329
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 5,0 m, Blau	10	**WH75402413Z**	101 345 429
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 10,0 m, Blau	10	**WH75402613Z**	101 345 529

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WH75402003Z	**Telefonverbindungskabel zu Basismodul, 0.5 m** - Cablecom-Box T+T - Swisscom-Box T+T - Einspeisung T+T in DSL-Telefonmodul RJ45, Grün - RJ11/RJ45			
	Telefonverbindungskabel	1	**WH75402003Z**	101 460 909
WH76400400Z	**VDSL2 Splitter POTS** - für ADSL und VDSL über analog Telefonie			
	VDSL2 Splitter POTS	1	**WH76400400Z**	966 737 104
WH76400500Z	**VDSL Splitter für ISDN** - für ADSL und VDSL über ISDN Telefonie			
	VDSL Splitter für ISDN	1	**WH76400500Z**	966 737 114
WH75400400Z	**Y-Kabel zu Rückführdose All IP 2 DSL, 4m** - für Rückführung 2 DSL			
	Y-Kabel L=4m	1	**WH75400400Z**	101 349 039
WH70311200Z	**Feldkonfektionierbarer Stecker**			
	Feldkonfektionierbarer Stecker RJ45 Cat.6A	1	**WH70311200Z**	966 730 623

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung	Farbe	kallysto.line Best.Nr.	ELDAS®-Nr	kallysto.trend Best.Nr.	ELDAS®-Nr	kallysto.pro Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Multimediadosen HMS Breitband TV-/Radio, 2x IEC und für 1x/ 2x RJ45 HMS-Einsätze HMS AM04 4dB Stichdose bis 2 GHz		**WH55549300C**	965 410 008	**WH56549300C**	965 410 208	**WH57549300C**	965 410 408
		WH55549303C	965 410 038	**WH56549303C**	965 410 238	**WH57549303C**	965 410 438
		WH55549304C	965 410 048	**WH56549304C**	965 410 248	**WH57549304C**	965 410 448
		WH55549305C	965 410 058	**WH56549305C**	965 410 258	**WH57549305C**	965 410 458
		WH55549307C	965 410 018	**WH56549307C**	965 410 218	**WH57549307C**	965 410 418
		WH55549309C	965 410 098	**WH56549309C**	965 410 298	**WH57549309C**	965 410 498
Multimediadosen HMS Breitband TV-/Radio, 2x IEC und für 1x/ 2x RJ45 HMS-Einsätze HMS AM10 10.5dB Enddose mit Abschlusswiderstand 75 bis 2 GHz		**WH55549400C**	965 420 008	**WH56549400C**	965 420 208	**WH57549400C**	965 420 408
		WH55549403C	965 420 038	**WH56549403C**	965 420 238	**WH57549403C**	965 420 438
		WH55549404C	965 420 048	**WH56549404C**	965 420 248	**WH57549404C**	965 420 448
		WH55549405C	965 420 058	**WH56549405C**	965 420 258	**WH57549405C**	965 420 458
		WH55549407C	965 420 018	**WH56549407C**	965 420 218	**WH57549407C**	965 420 418
		WH55549409C	965 420 098	**WH56549409C**	965 420 298	**WH57549409C**	965 420 498
Multimediadosen HMS Breitband TV-/Radio, 2x IEC und für 1x/ 2x RJ45 HMS-Einsätze HMS AM11 11dB Durchgangsdose bis 2 GHz		**WH55549500C**	965 430 008	**WH56549500C**	965 430 208	**WH57549500C**	965 430 408
		WH55549503C	965 430 038	**WH56549503C**	965 430 238	**WH57549503C**	965 430 438
		WH55549504C	965 430 048	**WH56549504C**	965 430 248	**WH57549504C**	965 430 448
		WH55549505C	965 430 058	**WH56549505C**	965 430 258	**WH57549505C**	965 430 458
		WH55549507C	965 430 018	**WH56549507C**	965 430 218	**WH57549507C**	965 430 418
		WH55549509C	965 430 098	**WH56549509C**	965 430 298	**WH57549509C**	965 430 498
Multimediadosen HMS Breitband TV-/Radio, 2x IEC und für 1x/ 2x RJ45 HMS-Einsätze HMS AM15 14dB Durchgangsdose bis 2 GHz		**WH55549600C**	965 440 008	**WH56549600C**	965 440 208	**WH57549600C**	965 440 408
		WH55549603C	965 440 038	**WH56549603C**	965 440 238	**WH57549603C**	965 440 438
		WH55549604C	965 440 048	**WH56549604C**	965 440 248	**WH57549604C**	965 440 448
		WH55549605C	965 440 058	**WH56549605C**	965 440 258	**WH57549605C**	965 440 458
		WH55549607C	965 440 018	**WH56549607C**	965 440 218	**WH57549607C**	965 440 418
		WH55549609C	965 440 098	**WH56549609C**	965 440 298	**WH57549609C**	965 440 498
Multimediadosen HMS Breitband TV-/Radio, 2x IEC und für 1x/ 2x RJ45 HMS-Einsätze HMS AM19 19dB Durchgangsdose bis 2 GHz		**WH55549700C**	965 450 008	**WH56549700C**	965 450 208	**WH57549700C**	965 450 408
		WH55549703C	965 450 038	**WH56549703C**	965 450 238	**WH57549703C**	965 450 438
		WH55549704C	965 450 048	**WH56549704C**	965 450 248	**WH57549704C**	965 450 448
		WH55549705C	965 450 058	**WH56549705C**	965 450 258	**WH57549705C**	965 450 458
		WH55549707C	965 450 018	**WH56549707C**	965 450 218	**WH57549707C**	965 450 418
		WH55549709C	965 450 098	**WH56549709C**	965 450 298	**WH57549709C**	965 450 498
Multimediadosen HMS Breitband TV-/Radio, 2x IEC und für 1x/ 2x RJ45 HMS-Einsätze HMS AM23 23dB Durchgangsdose bis 2 GHz		**WH55549800C**	965 460 008	**WH56549800C**	965 460 208	**WH57549800C**	965 460 408
		WH55549803C	965 460 038	**WH56549803C**	965 460 238	**WH57549803C**	965 460 438
		WH55549804C	965 460 048	**WH56549804C**	965 460 248	**WH57549804C**	965 460 448
		WH55549805C	965 460 058	**WH56549805C**	965 460 258	**WH57549805C**	965 460 458
		WH55549807C	965 460 018	**WH56549807C**	965 460 218	**WH57549807C**	965 460 418
		WH55549809C	965 460 098	**WH56549809C**	965 460 298	**WH57549809C**	965 460 498

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH50549300A	965 116 003	**WH50549300B**	965 113 003	**WH53549300Q**	965 111 003
WH50549303A	965 116 033	**WH50549303B**	965 113 033	**WH53549303Q**	965 111 033
WH50549304A	965 116 043	**WH50549304B**	965 113 043	**WH53549304Q**	965 111 043
WH50549305A	965 116 953	**WH50549305B**	965 113 953	**WH53549305Q**	965 111 953
WH50549307A	965 116 913	**WH50549307B**	965 113 913	**WH53549307Q**	965 111 913
WH50549309A	965 116 993	**WH50549309B**	965 113 993	**WH53549309Q**	965 111 993
WH50549400A	965 126 003	**WH50549400B**	965 123 003	**WH53549400Q**	965 121 003
WH50549403A	965 126 033	**WH50549403B**	965 123 033	**WH53549403Q**	965 121 033
WH50549404A	965 126 043	**WH50549404B**	965 123 043	**WH53549404Q**	965 121 043
WH50549405A	965 126 953	**WH50549405B**	965 123 953	**WH53549405Q**	965 121 953
WH50549407A	965 126 913	**WH50549407B**	965 123 913	**WH53549407Q**	965 121 913
WH50549409A	965 126 993	**WH50549409B**	965 123 993	**WH53549409Q**	965 121 993
WH50549500A	965 136 003	**WH50549500B**	965 133 003	**WH53549500Q**	965 131 003
WH50549503A	965 136 033	**WH50549503B**	965 133 033	**WH53549503Q**	965 131 033
WH50549504A	965 136 043	**WH50549504B**	965 133 043	**WH53549504Q**	965 131 043
WH50549505A	965 136 953	**WH50549505B**	965 133 953	**WH53549505Q**	965 131 953
WH50549507A	965 136 913	**WH50549507B**	965 133 913	**WH53549507Q**	965 131 913
WH50549509A	965 136 993	**WH50549509B**	965 133 993	**WH53549509Q**	965 131 993
WH50549600A	965 146 003	**WH50549600B**	965 143 003	**WH53549600Q**	965 141 003
WH50549603A	965 146 033	**WH50549603B**	965 143 033	**WH53549603Q**	965 141 033
WH50549604A	965 146 043	**WH50549604B**	965 143 043	**WH53549604Q**	965 141 043
WH50549605A	965 146 953	**WH50549605B**	965 143 953	**WH53549605Q**	965 141 953
WH50549607A	965 146 913	**WH50549607B**	965 143 913	**WH53549607Q**	965 141 913
WH50549609A	965 146 993	**WH50549609B**	965 143 993	**WH53549609Q**	965 141 993
WH50549700A	965 156 003	**WH50549700B**	965 153 003	**WH53549700Q**	965 151 003
WH50549703A	965 156 033	**WH50549703B**	965 153 033	**WH53549703Q**	965 151 033
WH50549704A	965 156 043	**WH50549704B**	965 153 043	**WH53549704Q**	965 151 043
WH50549705A	965 156 953	**WH50549705B**	965 153 953	**WH53549705Q**	965 151 953
WH50549707A	965 156 913	**WH50549707B**	965 153 913	**WH53549707Q**	965 151 913
WH50549709A	965 156 993	**WH50549709B**	965 153 993	**WH53549709Q**	965 151 993
WH50549800A	965 166 003	**WH50549800B**	965 163 003	**WH53549800Q**	965 161 003
WH50549803A	965 166 033	**WH50549803B**	965 163 033	**WH53549803Q**	965 161 033
WH50549804A	965 166 043	**WH50549804B**	965 163 043	**WH53549804Q**	965 161 043
WH50549805A	965 166 953	**WH50549805B**	965 163 953	**WH53549805Q**	965 161 953
WH50549807A	965 166 913	**WH50549807B**	965 163 913	**WH53549807Q**	965 161 913
WH50549809A	965 166 993	**WH50549809B**	965 163 993	**WH53549809Q**	965 161 993

kallysto
Multimediadosen HMS mit 2-Loch Breitband TV-/Radio- und SAT-Dose

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung
Einbautiefe 32 mm

	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Multimediadosen HMS TV-/ Radio-Satellitendose, 2x IEC / 1x F und für 1x/ 2x RJ45 HMS-Einsätze HMS AM02 SAT		**WH55546900C**	935 255 008	**WH56546900C**	935 255 208	**WH57546900C**	935 255 408
		WH55546903C	935 255 038	**WH56546903C**	935 255 238	**WH57546903C**	935 255 438
		WH55546904C	935 255 048	**WH56546904C**	935 255 248	**WH57546904C**	935 255 448
		WH55546905C	935 255 058	**WH56546905C**	935 255 258	**WH57546905C**	935 255 458
		WH55546907C	935 255 018	**WH56546907C**	935 255 218	**WH57546907C**	935 255 418
		WH55546909C	935 255 098	**WH56546909C**	935 255 298	**WH57546909C**	935 255 498

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH50546900A	935 255 003
WH50546903A	935 255 033
WH50546904A	935 255 043
WH50546905A	935 255 953
WH50546907A	935 255 913
WH50546909A	935 255 993

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH50546900B	935 755 003
WH50546903B	935 755 033
WH50546904B	935 755 043
WH50546905B	935 755 953
WH50546907B	935 755 913
WH50546909B	935 755 993

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH53546900Q	935 075 003
WH53546903Q	935 075 033
WH53546904Q	935 075 043
WH53546905Q	935 075 953
WH53546907Q	935 075 913
WH53546909Q	935 075 993

kallysto Multimediadosen HMS
mit 2-Loch Breitband TV-/Radio- und SAT-Dose

▶ Seite 600

WH50546300H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front - Multimediadosen HMS Breitband TV-/Radio, 2x IEC und für 1x/2x RJ45 HMS-Einsätze				
Front, Ultraweiss	32 mm	1	**WH50546300H**	378 091 003
Front, Lichtgrau	32 mm	1	**WH50546303H**	378 091 033
Front, Anthrazit	32 mm	1	**WH50546304H**	378 091 043
Front, Schwarz	32 mm	1	**WH50546305H**	378 091 953
Front, Beige	32 mm	1	**WH50546307H**	378 091 913
Front, Braun	32 mm	1	**WH50546309H**	378 091 993

WH50546900H

Baukasten, Ersatzteil, Front - Multimediadosen HMS TV-/Radio-Satellitendose, 2x IEC / 1x F und für 1x/2x RJ45 HMS-Einsätze				
Front, Ultraweiss	32 mm	1	**WH50546900H**	378 092 003
Front, Lichtgrau	32 mm	1	**WH50546903H**	378 092 033
Front, Anthrazit	32 mm	1	**WH50546904H**	378 092 043
Front, Schwarz	32 mm	1	**WH50546905H**	378 092 953
Front, Beige	32 mm	1	**WH50546907H**	378 092 913
Front, Braun	32 mm	1	**WH50546909H**	378 092 993

▶ Seite 600

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WH405493F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz				
	HMS AM04 4dB Stichdose	32 mm	1	**WH405493F**	965 413 793
WH405494F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz				
	HMS AM10 10.5dB Enddose	32 mm	1	**WH405494F**	965 423 793
WH405495F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz				
	HMS AM11 11dB Durchgangsdose	32 mm	1	**WH405495F**	965 433 793
	HMS AM15 14dB Durchgangsdose	32 mm	1	**WH405496F**	965 443 793
	HMS AM19 19dB Durchgangsdose	32 mm	1	**WH405497F**	965 453 793
	HMS AM23 23dB Durchgangsdose	32 mm	1	**WH405498F**	965 463 793
WH405469F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz				
	Multimediadose HMS AM02 SAT	32 mm	1	**WH405469F**	935 755 793
WH765302Z	**Abschlusswiderstand 75**				
	Abschlusswiderstand 75		1	**WH765302Z**	965 369 098

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung Einbautiefe 32 mm	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Multimediadosen HMS TV-/ Radio-Datendose, 2x IEC/ 1x MiniDat und für 1x/ 2x RJ45 HMS-Einsätze HMS AMD04 4dB Stichdose 2 GHz, Rückweg 5 – 65 MHz		**WH55544100C**	935 270 008	**WH56544100C**	935 270 208	**WH57544100C**	935 270 408
		WH55544103C	935 270 038	**WH56544103C**	935 270 238	**WH57544103C**	935 270 438
		WH55544104C	935 270 048	**WH56544104C**	935 270 248	**WH57544104C**	935 270 448
		WH55544105C	935 270 058	**WH56544105C**	935 270 258	**WH57544105C**	935 270 458
		WH55544107C	935 270 018	**WH56544107C**	935 270 218	**WH57544107C**	935 270 418
		WH55544109C	935 270 098	**WH56544109C**	935 270 298	**WH57544109C**	935 270 498
Multimediadosen HMS TV-/ Radio-Datendose, 2x IEC/ 1x MiniDat und für 1x/ 2x RJ45 HMS-Einsätze HMS AMD10 10.5dB Enddose mit Abschlusswiderstand 75 2 GHz, Rückweg 5 – 65 MHz		**WH55544200C**	935 277 008	**WH56544200C**	935 277 208	**WH57544200C**	935 277 408
		WH55544203C	935 277 038	**WH56544203C**	935 277 238	**WH57544203C**	935 277 438
		WH55544204C	935 277 048	**WH56544204C**	935 277 248	**WH57544204C**	935 277 448
		WH55544205C	935 277 058	**WH56544205C**	935 277 258	**WH57544205C**	935 277 458
		WH55544207C	935 277 018	**WH56544207C**	935 277 218	**WH57544207C**	935 277 418
		WH55544209C	935 277 098	**WH56544209C**	935 277 298	**WH57544209C**	935 277 498
Multimediadosen HMS TV-/ Radio-Datendose, 2x IEC/ 1x MiniDat und für 1x/ 2x RJ45 HMS-Einsätze HMS AMD11 11dB Durchgangsdose 2 GHz, Rückweg 5 – 65 MHz		**WH55544300C**	935 271 008	**WH56544300C**	935 271 208	**WH57544300C**	935 271 408
		WH55544303C	935 271 038	**WH56544303C**	935 271 238	**WH57544303C**	935 271 438
		WH55544304C	935 271 048	**WH56544304C**	935 271 248	**WH57544304C**	935 271 448
		WH55544305C	935 271 058	**WH56544305C**	935 271 258	**WH57544305C**	935 271 458
		WH55544307C	935 271 018	**WH56544307C**	935 271 218	**WH57544307C**	935 271 418
		WH55544309C	935 271 098	**WH56544309C**	935 271 298	**WH57544309C**	935 271 498
Multimediadosen HMS TV-/ Radio-Datendose, 2x IEC/ 1x MiniDat und für 1x/ 2x RJ45 HMS-Einsätze HMS AMD15 14dB Durchgangsdose 2 GHz, Rückweg 5 – 65 MHz		**WH55544400C**	935 272 008	**WH56544400C**	935 272 208	**WH57544400C**	935 272 408
		WH55544403C	935 272 038	**WH56544403C**	935 272 238	**WH57544403C**	935 272 438
		WH55544404C	935 272 048	**WH56544404C**	935 272 248	**WH57544404C**	935 272 448
		WH55544405C	935 272 058	**WH56544405C**	935 272 258	**WH57544405C**	935 272 458
		WH55544407C	935 272 018	**WH56544407C**	935 272 218	**WH57544407C**	935 272 418
		WH55544409C	935 272 098	**WH56544409C**	935 272 298	**WH57544409C**	935 272 498
Multimediadosen HMS TV-/ Radio-Datendose, 2x IEC/ 1x MiniDat und für 1x/ 2x RJ45 HMS-Einsätze HMS AMD19 19dB Durchgangsdose 2 GHz, Rückweg 5 – 65 MHz		**WH55544500C**	935 273 008	**WH56544500C**	935 273 208	**WH57544500C**	935 273 408
		WH55544503C	935 273 038	**WH56544503C**	935 273 238	**WH57544503C**	935 273 438
		WH55544504C	935 273 048	**WH56544504C**	935 273 248	**WH57544504C**	935 273 448
		WH55544505C	935 273 058	**WH56544505C**	935 273 258	**WH57544505C**	935 273 458
		WH55544507C	935 273 018	**WH56544507C**	935 273 218	**WH57544507C**	935 273 418
		WH55544509C	935 273 098	**WH56544509C**	935 273 298	**WH57544509C**	935 273 498

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH50544100A	935 260 003	**WH50544100B**	935 770 003	**WH53544100Q**	935 090 003
WH50544103A	935 270 033	**WH50544103B**	935 770 033	**WH53544103Q**	935 090 033
WH50544104A	935 270 043	**WH50544104B**	935 770 043	**WH53544104Q**	935 090 043
WH50544105A	935 270 953	**WH50544105B**	935 770 953	**WH53544105Q**	935 090 953
WH50544107A	935 270 913	**WH50544107B**	935 770 913	**WH53544107Q**	935 090 913
WH50544109A	935 270 993	**WH50544109B**	935 770 993	**WH53544109Q**	935 090 993
WH50544200A	935 277 003	**WH50544200B**	935 777 003	**WH53544200Q**	935 097 003
WH50544203A	935 277 033	**WH50544203B**	935 777 033	**WH53544203Q**	935 097 033
WH50544204A	935 277 043	**WH50544204B**	935 777 043	**WH53544204Q**	935 097 043
WH50544205A	935 277 953	**WH50544205B**	935 777 953	**WH53544205Q**	935 097 953
WH50544207A	935 277 913	**WH50544207B**	935 777 913	**WH53544207Q**	935 097 913
WH50544209A	935 277 993	**WH50544209B**	935 777 993	**WH53544209Q**	935 097 993
WH50544300A	935 271 003	**WH50544300B**	935 771 003	**WH53544300Q**	935 091 003
WH50544303A	935 271 033	**WH50544303B**	935 771 033	**WH53544303Q**	935 091 033
WH50544304A	935 271 043	**WH50544304B**	935 771 043	**WH53544304Q**	935 091 043
WH50544305A	935 271 953	**WH50544305B**	935 771 953	**WH53544305Q**	935 091 953
WH50544307A	935 271 913	**WH50544307B**	935 771 913	**WH53544307Q**	935 091 913
WH50544309A	935 271 993	**WH50544309B**	935 771 993	**WH53544309Q**	935 091 993
WH50544400A	935 272 003	**WH50544400B**	935 772 003	**WH53544400Q**	935 092 003
WH50544403A	935 272 033	**WH50544403B**	935 772 033	**WH53544403Q**	935 092 033
WH50544404A	935 272 043	**WH50544404B**	935 772 043	**WH53544404Q**	935 092 043
WH50544405A	935 272 953	**WH50544405B**	935 772 953	**WH53544405Q**	935 092 953
WH50544407A	935 272 913	**WH50544407B**	935 772 913	**WH53544407Q**	935 092 913
WH50544409A	935 272 993	**WH50544409B**	935 772 993	**WH53544409Q**	935 092 993
WH50544500A	935 273 003	**WH50544500B**	935 773 003	**WH53544500Q**	935 093 003
WH50544503A	935 273 033	**WH50544503B**	935 773 033	**WH53544503Q**	935 093 033
WH50544504A	935 273 043	**WH50544504B**	935 773 043	**WH53544504Q**	935 093 043
WH50544505A	935 273 953	**WH50544505B**	935 773 953	**WH53544505Q**	935 093 953
WH50544507A	935 273 913	**WH50544507B**	935 773 913	**WH53544507Q**	935 093 913
WH50544509A	935 273 993	**WH50544509B**	935 773 993	**WH53544509Q**	935 093 993

▶ Seite 600

WH50547600H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front				
- Multimediadosen HMS TV-/Radio-Datendose, 2x IEC/1x MiniDat und für 1x/2x RJ45 HMS-Einsätze				
Front, Ultraweiss	32 mm	1	**WH50547600H**	378 093 003
Front, Lichtgrau	32 mm	1	**WH50547603H**	378 093 033
Front, Anthrazit	32 mm	1	**WH50547604H**	378 093 043
Front, Schwarz	32 mm	1	**WH50547605H**	378 093 953
Front, Beige	32 mm	1	**WH50547607H**	378 093 913
Front, Braun	32 mm	1	**WH50547609H**	378 093 993

▶ Seite 600

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH405410F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz				
	HMS AM04 4dB Stichdose 2 GHz	32 mm	1	**WH405410F**	beantragt
 WH405411F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz				
	HMS AM10 10.5dB Enddose 2 GHz	32 mm	1	**WH405411F**	beantragt
 WH405412F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz				
	HMS AM11 11dB Durchgangsdose 2 GHz	32 mm	1	**WH405412F**	beantragt
	HMS AM15 14dB Durchgangsdose 2 GHz	32 mm	1	**WH405413F**	beantragt
	HMS AM19 19dB Durchgangsdose 2 GHz	32 mm	1	**WH405414F**	beantragt
WH765302Z	**Abschlusswiderstand 75**				
	Abschlusswiderstand 75		1	**WH765302Z**	965 369 098

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Montageset für HMS-Einsätze max. 2x RJ45		**WH55300400C**	378 002 008	**WH56300400C**	378 002 208	**WH57300400C**	378 002 408
		WH55300403C	378 002 038	**WH56300403C**	378 002 238	**WH57300403C**	378 002 438
		WH55300404C	378 002 048	**WH56300404C**	378 002 248	**WH57300404C**	378 002 448
		WH55300405C	378 002 058	**WH56300405C**	378 002 258	**WH57300405C**	378 002 458
		WH55300407C	378 002 018	**WH56300407C**	378 002 218	**WH57300407C**	378 002 418
		WH55300409C	378 002 098	**WH56300409C**	378 002 298	**WH57300409C**	378 002 498
Montageset für HMS-Einsätze max. 4x RJ45		**WH55300300C**	378 004 008	**WH56300300C**	378 004 208	**WH57300300C**	378 004 408
		WH55300303C	378 004 038	**WH56300303C**	378 004 238	**WH57300303C**	378 004 438
		WH55300304C	378 004 048	**WH56300304C**	378 004 248	**WH57300304C**	378 004 448
		WH55300305C	378 004 058	**WH56300305C**	378 004 258	**WH57300305C**	378 004 458
		WH55300307C	378 004 018	**WH56300307C**	378 004 218	**WH57300307C**	378 004 418
		WH55300309C	378 004 098	**WH56300309C**	378 004 298	**WH57300309C**	378 004 498

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
WH50300400A	378 056 003	**WH50300400B**	378 057 003	**WH53300400Q**	378 095 003
WH50300403A	378 056 033	**WH50300403B**	378 057 033	**WH53300403Q**	378 095 033
WH50300404A	378 056 043	**WH50300404B**	378 057 043	**WH53300404Q**	378 095 043
WH50300405A	378 056 953	**WH50300405B**	378 057 953	**WH53300405Q**	378 095 953
WH50300407A	378 056 913	**WH50300407B**	378 057 913	**WH53300407Q**	378 095 913
WH50300409A	378 056 993	**WH50300409B**	378 057 993	**WH53300409Q**	378 095 993
WH50300300A	378 016 003	**WH50300300B**	378 017 003	**WH53300300Q**	378 094 003
WH50300303A	378 016 033	**WH50300303B**	378 017 033	**WH53300303Q**	378 094 033
WH50300304A	378 016 043	**WH50300304B**	378 017 043	**WH53300304Q**	378 094 043
WH50300305A	378 016 953	**WH50300305B**	378 017 953	**WH53300305Q**	378 094 953
WH50300307A	378 016 913	**WH50300307B**	378 017 913	**WH53300307Q**	378 094 913
WH50300309A	378 016 993	**WH50300309B**	378 017 993	**WH53300309Q**	378 094 993

▶ Seite 600

WH50300400H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front				
- Montageset für HMS-Einsätze 2x RJ45				
Front, Ultraweiss	32 mm	1	**WH50300400H**	378 058 003
Front, Lichtgrau	32 mm	1	**WH50300403H**	378 058 033
Front, Anthrazit	32 mm	1	**WH50300404H**	378 058 043
Front, Schwarz	32 mm	1	**WH50300405H**	378 058 953
Front, Beige	32 mm	1	**WH50300407H**	378 058 913
Front, Braun	32 mm	1	**WH50300409H**	378 058 993



WH50300300H

Baukasten, Ersatzteil, Front				
- Montageset für HMS-Einsätze 4x RJ45				
Front, Ultraweiss	32 mm	1	**WH50300300H**	378 018 003
Front, Lichtgrau	32 mm	1	**WH50300303H**	378 018 033
Front, Anthrazit	32 mm	1	**WH50300304H**	378 018 043
Front, Schwarz	32 mm	1	**WH50300305H**	378 018 953
Front, Beige	32 mm	1	**WH50300307H**	378 018 913
Front, Braun	32 mm	1	**WH50300309H**	378 018 993

▶ Seite 600

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WH403004F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz				
	Montageset für HMS-Einsätze 2x RJ45	32 mm	1	**WH403004F**	377 982 793
WH403003F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz				
	Montageset für HMS-Einsätze 4x RJ45	32 mm	1	**WH403003F**	377 992 793

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

- keine spezielle Befestigungsplatte nötig, kann in eine Standard-Befestigungsplatte montiert werden

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Bezeichnung
Einbautiefe 32 mm

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
media Steckdose Kat. 5e Schrägauslass mit 1x media RJ45 oder 2x media RJ45 Einsätze und Bezeichnungsschild 42x9 mm mit Schneideklemmen 1x media RJ45 Kat. 5e, ungeschirmt		**WH55290160C**	977 055 008	**WH56290160C**	977 055 208	**WH57290160C**	977 055 408
		WH55290163C	977 055 038	**WH56290163C**	977 055 238	**WH57290163C**	977 055 438
		WH55290164C	977 055 048	**WH56290164C**	977 055 248	**WH57290164C**	977 055 448
		WH55290165C	977 055 058	**WH56290165C**	977 055 258	**WH57290165C**	977 055 458
		WH55290167C	977 055 018	**WH56290167C**	977 055 218	**WH57290167C**	977 055 418
		WH55290169C	977 055 098	**WH56290169C**	977 055 298	**WH57290169C**	977 055 498
media Steckdose Kat. 5e Schrägauslass mit 1x media RJ45 oder 2x media RJ45 Einsätze und Bezeichnungsschild 42x9 mm mit Schneideklemmen 1x media RJ45 2x media RJ45 Kat. 5e, ungeschirmt		**WH55290200C**	977 056 008	**WH56290200C**	977 056 208	**WH57290200C**	977 056 408
		WH55290203C	977 056 038	**WH56290203C**	977 056 238	**WH57290203C**	977 056 438
		WH55290204C	977 056 048	**WH56290204C**	977 056 248	**WH57290204C**	977 056 448
		WH55290205C	977 056 058	**WH56290205C**	977 056 258	**WH57290205C**	977 056 458
		WH55290207C	977 056 018	**WH56290207C**	977 056 218	**WH57290207C**	977 056 418
		WH55290209C	977 056 098	**WH56290209C**	977 056 298	**WH57290209C**	977 056 498
media Steckdose Kat. 6 Schrägauslass mit 1x media RJ45 oder 2x media RJ45 Einsätze und Bezeichnungsschild 42x9 mm mit Schneideklemmen 1x media RJ45 Kat. 6, geschirmt		**WH55300100C**	977 065 008	**WH56300100C**	977 065 208	**WH57300100C**	977 065 408
		WH55300103C	977 065 038	**WH56300103C**	977 065 238	**WH57300103C**	977 065 438
		WH55300104C	977 065 048	**WH56300104C**	977 065 248	**WH57300104C**	977 065 448
		WH55300105C	977 065 058	**WH56300105C**	977 065 258	**WH57300105C**	977 065 458
		WH55300107C	977 065 018	**WH56300107C**	977 065 218	**WH57300107C**	977 065 418
		WH55300109C	977 065 098	**WH56300109C**	977 065 298	**WH57300109C**	977 065 498
media Steckdose Kat. 6 Schrägauslass mit 1x media RJ45 oder 2x media RJ45 Einsätze und Bezeichnungsschild 42x9 mm mit Schneideklemmen 2x media RJ45 Kat. 6, geschirmt		**WH55300200C**	977 066 008	**WH56300200C**	977 066 208	**WH57300200C**	977 066 408
		WH55300203C	977 066 038	**WH56300203C**	977 066 238	**WH57300203C**	977 066 438
		WH55300204C	977 066 048	**WH56300204C**	977 066 248	**WH57300204C**	977 066 448
		WH55300205C	977 066 058	**WH56300205C**	977 066 258	**WH57300205C**	977 066 458
		WH55300207C	977 066 018	**WH56300207C**	977 066 218	**WH57300207C**	977 066 418
		WH55300209C	977 066 098	**WH56300209C**	977 066 298	**WH57300209C**	977 066 498

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
WH50290160A	977 655 003	**WH50290160B**	977 355 003	**WH53290160Q**	977 255 003
WH50290163A	977 655 033	**WH50290163B**	977 355 033	**WH53290163Q**	977 255 033
WH50290164A	977 655 043	**WH50290164B**	977 355 043	**WH53290164Q**	977 255 043
WH50290165A	977 655 953	**WH50290165B**	977 355 953	**WH53290165Q**	977 255 953
WH50290167A	977 655 913	**WH50290167B**	977 355 913	**WH53290167Q**	977 255 913
WH50290169A	977 655 993	**WH50290169B**	977 355 993	**WH53290169Q**	977 255 993
WH50290200A	977 656 003	**WH50290200B**	977 356 003	**WH53290200Q**	977 256 003
WH50290203A	977 656 033	**WH50290203B**	977 356 033	**WH53290203Q**	977 256 033
WH50290204A	977 656 043	**WH50290204B**	977 356 043	**WH53290204Q**	977 256 043
WH50290205A	977 656 953	**WH50290205B**	977 356 953	**WH53290205Q**	977 256 953
WH50290207A	977 656 913	**WH50290207B**	977 356 913	**WH53290207Q**	977 256 913
WH50290209A	977 656 993	**WH50290209B**	977 356 993	**WH53290209Q**	977 256 993
WH50300100A	977 665 003	**WH50300100B**	977 365 003	**WH53300100Q**	977 265 003
WH50300103A	977 665 033	**WH50300103B**	977 365 033	**WH53300103Q**	977 265 033
WH50300104A	977 665 043	**WH50300104B**	977 365 043	**WH53300104Q**	977 265 043
WH50300105A	977 665 953	**WH50300105B**	977 365 953	**WH53300105Q**	977 265 953
WH50300107A	977 665 913	**WH50300107B**	977 365 913	**WH53300107Q**	977 265 913
WH50300109A	977 665 993	**WH50300109B**	977 365 993	**WH53300109Q**	977 265 993
WH50300200A	977 666 003	**WH50300200B**	977 366 003	**WH53300200Q**	977 266 003
WH50300203A	977 666 033	**WH50300203B**	977 366 033	**WH53300203Q**	977 266 033
WH50300204A	977 666 043	**WH50300204B**	977 366 043	**WH53300204Q**	977 266 043
WH50300205A	977 666 953	**WH50300205B**	977 366 953	**WH53300205Q**	977 266 953
WH50300207A	977 666 913	**WH50300207B**	977 366 913	**WH53300207Q**	977 266 913
WH50300209A	977 666 993	**WH50300209B**	977 366 993	**WH53300209Q**	977 266 993

▶ Seite 600

	Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
WH70310100Z	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - Bezeichnungsschild 42x9 mm mit Schneideklemmen 1x media RJ45 Kat. 5e, ungeschirmt	1	**WH70310100Z**	977 931 003
WH70300100Z	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - Bezeichnungsschild 42x9 mm mit Schneideklemmen 1x media RJ45 Kat. 6, geschirmt	1	**WH70300100Z**	977 901 003

▶ Seite 600

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr

WH40950382Z

Zwischenring

- 2-Punkt Befestigung für 2x M3
- Aluminium, mit Schrauben, Ø 61 mm

Zwischenring	1	**WH40950382Z**	378 990 003

WH50121000H

Frontplatte mit Schrägauslass

- 2-Punkt Befestigung für 2x M3
- Mit Beschriftungsfeld

Frontplatte aus Duroplast ultraweiss	1	**WH50121000H**	957 826 003
Frontplatte aus Duroplast lichtgrau	1	**WH50121003H**	957 826 033
Frontplatte aus Duroplast anthrazit	1	**WH50121004H**	957 826 043
Frontplatte aus Duroplast schwarz	1	**WH50121005H**	957 826 953
Frontplatte aus Duroplast beige	1	**WH50121007H**	957 826 913
Frontplatte aus Duroplast braun	1	**WH50121009H**	957 826 993

WH50141000H

Frontplatte mit Schrägauslass

- 2-Punkt Befestigung für 2x M3
- Mit Beschriftungsfeld

Frontplatte aus Thermoplast ultraweiss	1	**WH50141000H**	957 827 003
Frontplatte aus Thermoplast lichtgrau	1	**WH50141003H**	957 827 033
Frontplatte aus Thermoplast anthrazit	1	**WH50141004H**	957 827 043
Frontplatte aus Thermoplast schwarz	1	**WH50141005H**	957 827 953
Frontplatte aus Thermoplast beige	1	**WH50141007H**	957 827 913
Frontplatte aus Thermoplast braun	1	**WH50141009H**	957 827 993

WH76410400Z

Blinddeckel Keystone

-Set à 10 Stk

Blindeckel Keystone (Set à 10 Stk) ultraweiss	1	**WH76410400Z**	beantragt
Blindeckel Keystone (Set à 10 Stk) lichtgrau	1	**WH76410403Z**	beantragt
Blindeckel Keystone (Set à 10 Stk) anthrazit	1	**WH76410404Z**	beantragt
Blindeckel Keystone (Set à 10 Stk) schwarz	1	**WH76410405Z**	beantragt
Blindeckel Keystone (Set à 10 Stk) beige	1	**WH76410407Z**	beantragt
Blindeckel Keystone (Set à 10 Stk) braun	1	**WH76410409Z**	beantragt

kallysto
Montageset für Keystone, Multimedia Module und R&M

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

- keine spezielle Befestigungsplatte nötig, kann in eine Standard-Befestigungsplatte montiert werden

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung Einbautiefe 32 mm	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Montageset für Keystone-Einsätze 2x RJ45 Schrägauslass mit Multimediamodul inklusive 1x Blinddeckel und Bezeichnungsschild 42x9 mm Montageset Keystone		**WH55410100C**	877 260 008	**WH56410100C**	877 260 208	**WH57410100C**	877 260 408
		WH55410103C	877 260 038	**WH56410103C**	877 260 238	**WH57410103C**	877 260 438
		WH55410104C	877 260 048	**WH56410104C**	877 260 248	**WH57410104C**	877 260 448
		WH55410105C	877 260 058	**WH56410105C**	877 260 258	**WH57410105C**	877 260 458
		WH55410107C	877 260 018	**WH56410107C**	877 260 218	**WH57410107C**	877 260 418
		WH55410109C	877 260 098	**WH56410109C**	877 260 298	**WH57410109C**	877 260 498
Montageset für Multimedia-Module (M3) Schrägauslass fur ein Multimediamodul M3 und Bezeichnungsschild 42x9 mm Montageset		**WH55141000C**	957 220 008	**WH56141000C**	957 220 208	**WH57141000C**	957 220 408
		WH55141003C	957 220 038	**WH56141003C**	957 220 238	**WH57141003C**	957 220 438
		WH55141004C	957 220 048	**WH56141004C**	957 220 248	**WH57141004C**	957 220 448
		WH55141005C	957 220 058	**WH56141005C**	957 220 258	**WH57141005C**	957 220 458
		WH55141007C	957 220 018	**WH56141007C**	957 220 218	**WH57141007C**	957 220 418
		WH55141009C	957 220 098	**WH56141009C**	957 220 298	**WH57141009C**	957 220 498
Montageset für R&M Anschlussmodul mit Trägerplatte Schrägauslass mit Multimediamodul inklusive 1x Blinddeckel und Bezeichnungsschild 42x9 mm Montageset R&M		**WH55400200C**	877 226 008	**WH56400200C**	877 226 208	**WH57400200C**	877 226 408
		WH55400203C	877 226 038	**WH56400203C**	877 226 238	**WH57400203C**	877 226 438
		WH55400204C	877 226 048	**WH56400204C**	877 226 248	**WH57400204C**	877 226 448
		WH55400205C	877 226 058	**WH56400205C**	877 226 258	**WH57400205C**	877 226 458
		WH55400207C	877 226 018	**WH56400207C**	877 226 218	**WH57400207C**	877 226 418
		WH55400209C	877 226 098	**WH56400209C**	877 226 298	**WH57400209C**	877 226 498

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
WH50410100A	877 960 003	**WH50410100B**	877 760 003	**WH53410100Q**	877 061 003
WH50410103A	877 960 033	**WH50410103B**	877 760 033	**WH53410103Q**	877 061 033
WH50410104A	877 960 043	**WH50410104B**	877 760 043	**WH53410104Q**	877 061 043
WH50410105A	877 960 953	**WH50410105B**	877 760 953	**WH53410105Q**	877 061 953
WH50410107A	877 960 913	**WH50410107B**	877 760 913	**WH53410107Q**	877 061 913
WH50410109A	877 960 993	**WH50410109B**	877 760 993	**WH53410109Q**	877 061 993
WH50141000A	957 820 003	**WH50141000B**	957 720 003	**WH53141000Q**	957 021 003
WH50141003A	957 820 033	**WH50141003B**	957 720 033	**WH53141003Q**	957 021 033
WH50141004A	957 820 043	**WH50141004B**	957 720 043	**WH53141004Q**	957 021 043
WH50141005A	957 820 953	**WH50141005B**	957 720 953	**WH53141005Q**	957 021 953
WH50141007A	957 820 913	**WH50141007B**	957 720 913	**WH53141007Q**	957 021 913
WH50141009A	957 820 993	**WH50141009B**	957 720 993	**WH53141009Q**	957 021 993
WH50400200A	877 601 003	**WH50400200B**	877 726 003	**WH53400200Q**	877 027 003
WH50400203A	877 601 033	**WH50400203B**	877 726 033	**WH53400203Q**	877 027 033
WH50400204A	877 601 043	**WH50400204B**	877 726 043	**WH53400204Q**	877 027 043
WH50400205A	877 601 953	**WH50400205B**	877 726 953	**WH53400205Q**	877 027 953
WH50400207A	877 601 913	**WH50400207B**	877 726 913	**WH53400207Q**	877 027 913
WH50400209A	877 601 993	**WH50400209B**	877 726 993	**WH53400209Q**	877 027 993

WH50402900H

Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front			
- Kombi Dose HWS 2 Loch			
Front Kombi Dose HWS 2 Loch, Ultraweiss	1	**WH50402900H**	378 420 003
Front Kombi Dose HWS 2 Loch, Lichtgrau	1	**WH50402903H**	378 420 033
Front Kombi Dose HWS 2 Loch, Anthrazit	1	**WH50402904H**	378 420 043
Front Kombi Dose HWS 2 Loch, Schwarz	1	**WH50402905H**	378 420 953
Front Kombi Dose HWS 2 Loch, Beige	1	**WH50402907H**	378 420 913
Front Kombi Dose HWS 2 Loch, Braun	1	**WH50402909H**	378 420 993

WH50403000H

Baukasten, Ersatzteil, Front			
- Kombi Dose HWS 3 Loch Daten			
Front Kombi Dose HWS 3 Loch Daten, Ultraweiss	1	**WH50403000H**	378 421 003
Front Kombi Dose HWS 3 Loch Daten, Lichtgrau	1	**WH50403003H**	378 421 033
Front Kombi Dose HWS 3 Loch Daten, Anthrazit	1	**WH50403004H**	378 421 043
Front Kombi Dose HWS 3 Loch Daten, Schwarz	1	**WH50403005H**	378 421 953
Front Kombi Dose HWS 3 Loch Daten, Beige	1	**WH50403007H**	378 421 913
Front Kombi Dose HWS 3 Loch Daten, Braun	1	**WH50403009H**	378 421 993



WH50403100H

Baukasten, Ersatzteil, Front			
- Kombi Dose HWS 3 Loch SAT			
Front Kombi Dose HWS 3 Loch SAT, Ultraweiss	1	**WH50403100H**	378 422 003
Front Kombi Dose HWS 3 Loch SAT, Lichtgrau	1	**WH50403103H**	378 422 033
Front Kombi Dose HWS 3 Loch SAT, Anthrazit	1	**WH50403104H**	378 422 043
Front Kombi Dose HWS 3 Loch SAT, Schwarz	1	**WH50403105H**	378 422 953
Front Kombi Dose HWS 3 Loch SAT, Beige	1	**WH50403107H**	378 422 913
Front Kombi Dose HWS 3 Loch SAT, Braun	1	**WH50403109H**	378 422 993



WH50541400H

Baukasten, Ersatzteil, Front			
- Front für 3 -Loch+2 xRJ45 Advanced Dose (leer)			
Front, Ultraweiss	1	**WH50541400H**	378 379 003
Front, Lichtgrau	1	**WH50541403H**	378 379 033
Front, Anthrazit	1	**WH50541404H**	378 379 043
Front, Schwarz	1	**WH50541405H**	378 379 953
Front, Beige	1	**WH50541407H**	378 379 913
Front, Braun	1	**WH50541409H**	378 379 993



WH50541800H

Baukasten, Ersatzteil, Front			
- Front für 2 -Loch+2 xRJ45 Advanced Dose (leer)			
Front, Ultraweiss	1	**WH50541800H**	378 380 003
Front, Lichtgrau	1	**WH50541803H**	378 380 033
Front, Anthrazit	1	**WH50541804H**	378 380 043
Front, Schwarz	1	**WH50541805H**	378 380 953
Front, Beige	1	**WH50541807H**	378 380 913
Front, Braun	1	**WH50541809H**	378 380 993



WH50500100H



WH50500200H

WH50500300H

Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front			
- HWS 2 Loch			
Front HWS 2 Loch, Ultraweiss	1	**WH50500100H**	378 423 003
Front HWS 2 Loch, Lichtgrau	1	**WH50500103H**	378 423 033
Front HWS 2 Loch, Anthrazit	1	**WH50500104H**	378 423 043
Front HWS 2 Loch, Schwarz	1	**WH50500105H**	378 423 953
Front HWS 2 Loch, Beige	1	**WH50500107H**	378 423 913
Front HWS 2 Loch, Braun	1	**WH50500109H**	378 423 993
Baukasten, Ersatzteil, Front			
- HWS 3 Loch Daten			
Front HWS 3 Loch Daten, Ultraweiss	1	**WH50500200H**	378 424 003
Front HWS 3 Loch Daten, Lichtgrau	1	**WH50500203H**	378 424 033
Front HWS 3 Loch Daten, Anthrazit	1	**WH50500204H**	378 424 043
Front HWS 3 Loch Daten, Schwarz	1	**WH50500205H**	378 424 953
Front HWS 3 Loch Daten, Beige	1	**WH50500207H**	378 424 913
Front HWS 3 Loch Daten, Braun	1	**WH50500209H**	378 424 993
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz			
- HWS 3 Loch SAT			
Front HWS 3 Loch SAT, Ultraweiss	1	**WH50500300H**	378 425 003
Front HWS 3 Loch SAT, Lichtgrau	1	**WH50500303H**	378 425 033
Front HWS 3 Loch SAT, Anthrazit	1	**WH50500304H**	378 425 043
Front HWS 3 Loch SAT, Schwarz	1	**WH50500305H**	378 425 953
Front HWS 3 Loch SAT, Beige	1	**WH50500307H**	378 425 913
Front HWS 3 Loch SAT, Braun	1	**WH50500309H**	378 425 993

Multimedia - Module für Daten und LWL, leer

Material:
- Thermoplast halogenfrei

Schutzart:
IP20

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600



WH72410200Z

Multimedia-Module für UKV
(Universelle Kommunikationsverkabelung)

- inklusive 1x Blinddeckel
- für 2x RJ45 Keystone Einsätze

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Multimedia-Module für 2x Keystone, Ultraweiss	1	**WH72410200Z**	866 733 003
Multimedia-Module für 2x Keystone, Lichtgrau	1	**WH72410203Z**	866 733 033
Multimedia-Module für 2x Keystone, Anthrazit	1	**WH72410204Z**	866 733 043
Multimedia-Module für 2x Keystone, Schwarz	1	**WH72410205Z**	866 733 953
Multimedia-Module für 2x Keystone, Beige	1	**WH72410207Z**	866 733 913
Multimedia-Module für 2x Keystone, Braun	1	**WH72410209Z**	866 733 993

WH72220100Z

Multimedia-Module für UKV
(Universelle Kommunikationsverkabelung)

- inklusive 1x Blinddeckel
- mit Trägerplatte
- für 2x RJ45 R&M Anschlussmodul

Multimedia-Module für R&M, Ultraweiss	1	**WH72220100Z**	866 730 003
Multimedia-Module für R&M, Lichtgrau	1	**WH72220103Z**	866 730 033
Multimedia-Module für R&M, Anthrazit	1	**WH72220104Z**	866 730 043
Multimedia-Module für R&M, Schwarz	1	**WH72220105Z**	866 730 953
Multimedia-Module für R&M, Beige	1	**WH72220107Z**	866 730 913
Multimedia-Module für R&M, Braun	1	**WH72220109Z**	866 730 993

WH72150100Z

Multimedia-Module für UKV
(Universelle Kommunikationsverkabelung)

- für 3x Tera Siemon Kat. 7

Multimedia-Module für 3x Tera Siemon Kat.7, Ultraweiss	1	**WH72150100Z**	866 732 003
Multimedia-Module für 3x Tera Siemon Kat.7, Lichtgrau	1	**WH72150103Z**	866 732 033
Multimedia-Module für 3x Tera Siemon Kat.7, Anthrazit	1	**WH72150104Z**	866 732 043
Multimedia-Module für 3x Tera Siemon Kat.7, Schwarz	1	**WH72150105Z**	866 732 953

WH76150100Z

Multimedia-Module für UKV
(Universelle Kommunikationsverkabelung)

- für Blinddeckel Tera

Multimedia-Module für Blinddeckel Tera, Ultraweiss	1	**WH76150100Z**	866 743 003
Multimedia-Module für Blinddeckel Tera, Lichtgrau	1	**WH76150103Z**	866 743 033
Multimedia-Module für Blinddeckel Tera, Anthrazit	1	**WH76150104Z**	866 743 043
Multimedia-Module für Blinddeckel Tera, Schwarz	1	**WH76150105Z**	866 743 953

WH72360500Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Multimedia-Module für LWL (Lichtwellenleiter)			
- für 2x ST			
Multimedia-Module für 2x ST, Ultraweiss	1	**WH72360500Z**	866 734 003
Multimedia-Module für 2x ST, Lichtgrau	1	**WH72360503Z**	866 734 033
Multimedia-Module für 2x ST, Anthrazit	1	**WH72360504Z**	866 734 043
Multimedia-Module für 2x ST, Schwarz	1	**WH72360505Z**	866 734 953

WH72360100Z

Multimedia-Module für LWL (Lichtwellenleiter)			
- für 2x SC			
Multimedia-Module für 2x SC, Ultraweiss	1	**WH72360100Z**	866 735 003
Multimedia-Module für 2x SC, Lichtgrau	1	**WH72360103Z**	866 735 033
Multimedia-Module für 2x SC, Anthrazit	1	**WH72360104Z**	866 735 043
Multimedia-Module für 2x SC, Schwarz	1	**WH72360105Z**	866 735 953

WH72360400Z

Multimedia-Module für LWL (Lichtwellenleiter)			
- für 1x SC Duplex			
Multimedia-Module für 1x SC Duplex, Ultraweiss	1	**WH72360400Z**	866 710 003
Multimedia-Module für 1x SC Duplex, Lichtgrau	1	**WH72360403Z**	866 710 033
Multimedia-Module für 1x SC Duplex, Anthrazit	1	**WH72360404Z**	866 710 043
Multimedia-Module für 1x SC Duplex, Schwarz	1	**WH72360405Z**	866 710 953

WH72360300Z

Multimedia-Module für LWL (Lichtwellenleiter)			
- für 2x SC Duplex			
Multimedia-Module für 2x SC Duplex, Ultraweiss	1	**WH72360300Z**	866 736 003
Multimedia-Module für 2x SC Duplex, Lichtgrau	1	**WH72360303Z**	866 736 033
Multimedia-Module für 2x SC Duplex, Anthrazit	1	**WH72360304Z**	866 736 043
Multimedia-Module für 2x SC Duplex, Schwarz	1	**WH72360305Z**	866 736 953

WH72360200Z

Multimedia-Module für LWL (Lichtwellenleiter)			
- für 2x SC, 2x LC			
Multimedia-Module für 2x SC, 2x LC, Ultraweiss	1	**WH72360200Z**	866 709 003
Multimedia-Module für 2x SC, 2x LC, Lichtgrau	1	**WH72360203Z**	866 709 033
Multimedia-Module für 2x SC, 2x LC, Anthrazit	1	**WH72360204Z**	866 709 043
Multimedia-Module für 2x SC, 2x LC, Schwarz	1	**WH72360205Z**	866 709 953

WH72361200Z

Multimedia-Module für LWL (Lichtwellenleiter)			
- für 2x E2000 simplex			
Multimedia-Module für 2x E2000 simplex, Ultraweiss	1	**WH72361200Z**	866 737 003
Multimedia-Module für 2x E2000 simplex, Lichtgrau	1	**WH72361203Z**	866 737 033
Multimedia-Module für 2x E2000 simplex, Anthrazit	1	**WH72361204Z**	866 737 043
Multimedia-Module für 2x E2000 simplex, Schwarz	1	**WH72361205Z**	866 737 953

Multimedia - Module, bestückt

WH72501100Z

Multimedia-Module (M3) für Daten, Audio, Video

- bestückt mit Steck- und Schraubverbinder
- mit 1 x F-Verbinder

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Multimedia-Module (M3) mit 1x F-Verbinder, Ultraweiss	1	**WH72501100Z**	866 711 003
Multimedia-Module (M3) mit 1x F-Verbinder, Lichtgrau	1	**WH72501103Z**	866 711 033
Multimedia-Module (M3) mit 1x F-Verbinder, Anthrazit	1	**WH72501104Z**	866 711 043
Multimedia-Module (M3) mit 1x F-Verbinder, Schwarz	1	**WH72501105Z**	866 711 953

WH72501200Z

Multimedia-Module (M3) für Daten, Audio, Video

- bestückt mit Steck- und Schraubverbinder
- mit 2x F-Verbinder

Multimedia-Module (M3) mit 2x F-Verbinder, Ultraweiss	1	**WH72501200Z**	866 721 003
Multimedia-Module (M3) mit 2x F-Verbinder, Lichtgrau	1	**WH72501203Z**	866 721 033
Multimedia-Module (M3) mit 2x F-Verbinder, Anthrazit	1	**WH72501204Z**	866 721 043
Multimedia-Module (M3) mit 2x F-Verbinder, Schwarz	1	**WH72501205Z**	866 721 953

WH72531800Z

Multimedia-Module (M3) für Daten, Audio, Video

- bestückt mit Steck- und Schraubverbinder
- mit 2x Lautsprecherklemmen Rot-Schwarz

Multimedia-Module (M3) mit 2x Lautsprecherklemmen Rot-Schwarz, Ultraweiss	1	**WH72531800Z**	866 749 003
Multimedia-Module (M3) mit 2x Lautsprecherklemmen Rot-Schwarz, Lichtgrau	1	**WH72531803Z**	866 749 033
Multimedia-Module (M3) mit 2x Lautsprecherklemmen Rot-Schwarz, Anthrazit	1	**WH72531804Z**	866 749 043
Multimedia-Module (M3) mit 2x Lautsprecherklemmen Rot-Schwarz, Schwarz	1	**WH72531805Z**	866 749 953
Multimedia-Module (M3) mit 2x Lautsprecherklemmen Rot-Schwarz, Beige	1	**WH72531807Z**	866 749 913
Multimedia-Module (M3) mit 2x Lautsprecherklemmen Rot-Schwarz, Braun	1	**WH72531809Z**	866 749 993

WH72531700Z

Multimedia-Module (M3) für Daten, Audio, Video

- bestückt mit Steck- und Schraubverbinder
- mit 4x Lautsprecherklemmen Rot-Schwarz

Multimedia-Module (M3) mit 4x Lautsprecherklemmen Rot-Schwarz, Ultraweiss	1	**WH72531700Z**	866 739 003
Multimedia-Module (M3) mit 4x Lautsprecherklemmen Rot-Schwarz, Lichtgrau	1	**WH72531703Z**	866 739 033
Multimedia-Module (M3) mit 4x Lautsprecherklemmen Rot-Schwarz, Anthrazit	1	**WH72531704Z**	866 739 043
Multimedia-Module (M3) mit 4x Lautsprecherklemmen Rot-Schwarz, Schwarz	1	**WH72531705Z**	866 739 953
Multimedia-Module (M3) mit 4x Lautsprecherklemmen Rot-Schwarz, Beige	1	**WH72531707Z**	866 739 913
Multimedia-Module (M3) mit 4x Lautsprecherklemmen Rot-Schwarz, Braun	1	**WH72531709Z**	866 739 993

WH72531600Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Multimedia-Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer			
- für B&O -Modul Masterline 8009947			
Multimedia-Module (M3) für B&O-Modul Masterline 8009947, Ultraweiss	1	**WH72531600Z**	866 718 003
Multimedia-Module (M3) für B&O-Modul Masterline 8009947, Lichtgrau	1	**WH72531603Z**	866 718 033
Multimedia-Module (M3) für B&O-Modul Masterline 8009947, Anthrazit	1	**WH72531604Z**	866 718 043
Multimedia-Module (M3) für B&O-Modul Masterline 8009947, Schwarz	1	**WH72531605Z**	866 718 953

WH72501300Z

Multimedia-Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer			
- für 1x F-Verbinder/Klinke 6.35 mm Ø 9.6 mm			
Multimedia-Module (M3) für 1x F-Verbinder/Klinke 6.35 mm Ø 9.6 mm, Ultraweiss	1	**WH72501300Z**	866 714 003
Multimedia-Module (M3) für 1x F-Verbinder/Klinke 6.35 mm Ø 9.6 mm, Lichtgrau	1	**WH72501303Z**	866 714 033
Multimedia-Module (M3) für 1x F-Verbinder/Klinke 6.35 mm Ø 9.6 mm, Anthrazit	1	**WH72501304Z**	866 714 043
Multimedia-Module (M3) für 1x F-Verbinder/Klinke 6.35 mm Ø 9.6 mm, Schwarz	1	**WH72501305Z**	866 714 953

WH72501400Z

Multimedia-Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer			
- für 2x F-Verbinder/Klinke 6.35 mm Ø 9.6 mm			
Multimedia-Module (M3) für 2x F-Verbinder/Klinke 6.35 mm Ø 9.6 mm, Ultraweiss	1	**WH72501400Z**	866 724 003
Multimedia-Module (M3) für 2x F-Verbinder/Klinke 6.35 mm Ø 9.6 mm, Lichtgrau	1	**WH72501403Z**	866 724 033
Multimedia-Module (M3) für 2x F-Verbinder/Klinke 6.35 mm Ø 9.6 mm, Anthrazit	1	**WH72501404Z**	866 724 043
Multimedia-Module (M3) für 2x F-Verbinder/Klinke 6.35 mm Ø 9.6 mm, Schwarz	1	**WH72501405Z**	866 724 953

WH72520100Z

Multimedia-Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer			
- für XLR Chassisstecker Neutrik Serie P Ø 19.0 mm			
Multimedia-Module (M3) für XLR Chassisstecker Neutrik Serie P Ø 19.0 mm, Ultraweiss	1	**WH72520100Z**	866 719 003
Multimedia-Module (M3) für XLR Chassisstecker Neutrik Serie P Ø 19.0 mm, Lichtgrau	1	**WH72520103Z**	866 719 033
Multimedia-Module (M3) für XLR Chassisstecker Neutrik Serie P Ø 19.0 mm, Anthrazit	1	**WH72520104Z**	866 719 043
Multimedia-Module (M3) für XLR Chassisstecker Neutrik Serie P Ø 19.0 mm, Schwarz	1	**WH72520105Z**	866 719 953

WH72121000Z

Multimedia-Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer			
- blind			
Multimedia-Module (M3) blind, Ultraweiss	1	**WH72121000Z**	957 722 003
Multimedia-Module (M3) blind, Lichtgrau	1	**WH72121003Z**	957 722 033
Multimedia-Module (M3) blind, Anthrazit	1	**WH72121004Z**	957 722 043
Multimedia-Module (M3) blind, Schwarz	1	**WH72121005Z**	957 722 953



WH72530300Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Multimedia-Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer			
- für 2x Lautsprecherklemmen Ø 6,4 mm			
Multimedia-Module (M3) für 2x Lautsprecherklemmen Ø 6,4 mm, Ultraweiss	1	**WH72530300Z**	866 720 003
Multimedia-Module (M3) für 2x Lautsprecherklemmen Ø 6,4 mm, Lichtgrau	1	**WH72530303Z**	866 720 033
Multimedia-Module (M3) für 2x Lautsprecherklemmen Ø 6,4 mm, Anthrazit	1	**WH72530304Z**	866 720 043
Multimedia-Module (M3) für 2x Lautsprecherklemmen Ø 6,4 mm, Schwarz	1	**WH72530305Z**	866 720 953

WH72510100Z

Multimedia-Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer			
- für D-Sub 9-polig (15-polig)			
Multimedia-Module (M3) für D-Sub 9-polig (15-polig), Ultraweiss	1	**WH72510100Z**	866 715 003
Multimedia-Module (M3) für D-Sub 9-polig (15-polig), Lichtgrau	1	**WH72510103Z**	866 715 033
Multimedia-Module (M3) für D-Sub 9-polig (15-polig), Anthrazit	1	**WH72510104Z**	866 715 043
Multimedia-Module (M3) für D-Sub 9-polig (15-polig), Schwarz	1	**WH72510105Z**	866 715 953

WH72510200Z

Multimedia-Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer			
- für D-Sub 15-polig			
Multimedia-Module (M3) für D-Sub 15-polig, Ultraweiss	1	**WH72510200Z**	866 716 003
Multimedia-Module (M3) für D-Sub 15-polig, Lichtgrau	1	**WH72510203Z**	866 716 033
Multimedia-Module (M3) für D-Sub 15-polig, Anthrazit	1	**WH72510204Z**	866 716 043
Multimedia-Module (M3) für D-Sub 15-polig, Schwarz	1	**WH72510205Z**	866 716 953

WH72540100Z

Multimedia-Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer			
- für 1x BNC Ø 12.7 mm			
Multimedia-Module (M3) für 1x BNC Ø 12.7 mm, Ultraweiss	1	**WH72540100Z**	866 717 003
Multimedia-Module (M3) für 1x BNC Ø 12.7 mm, Lichtgrau	1	**WH72540103Z**	866 717 033
Multimedia-Module (M3) für 1x BNC Ø 12.7 mm, Anthrazit	1	**WH72540104Z**	866 717 043
Multimedia-Module (M3) für 1x BNC Ø 12.7 mm, Schwarz	1	**WH72540105Z**	866 717 953

WH72530100Z

Multimedia-Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer			
- für 1x DIN und DIN-Lautsprecher Ø 14.8 mm, mit Schrauben			
Multimedia-Module (M3) für 1x DIN und DIN-Lautsprecher Ø 14.8 mm, mit Schrauben, Ultraweiss	1	**WH72530100Z**	866 713 003
Multimedia-Module (M3) für 1x DIN und DIN-Lautsprecher Ø 14.8 mm, mit Schrauben, Lichtgrau	1	**WH72530103Z**	866 713 033
Multimedia-Module (M3) für 1x DIN und DIN-Lautsprecher Ø 14.8 mm, mit Schrauben, Anthrazit	1	**WH72530104Z**	866 713 043
Multimedia-Module (M3) für 1x DIN und DIN-Lautsprecher Ø 14.8 mm, mit Schrauben, Schwarz	1	**WH72530105Z**	866 713 953

WH72530200Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Multimedia-Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer			
- für 2x DIN und DIN-Lautsprecher Ø 14.8 mm, mit Schrauben			
Multimedia-Module (M3) für 2x DIN und DIN-Lautsprecher Ø 14.8 mm, mit Schrauben, Ultraweiss	1	**WH72530200Z**	866 723 003
Multimedia-Module (M3) für 2x DIN und DIN-Lautsprecher Ø 14.8 mm, mit Schrauben, Lichtgrau	1	**WH72530203Z**	866 723 033
Multimedia-Module (M3) für 2x DIN und DIN-Lautsprecher Ø 14.8 mm, mit Schrauben, Anthrazit	1	**WH72530204Z**	866 723 043
Multimedia-Module (M3) für 2x DIN und DIN-Lautsprecher Ø 14.8 mm, mit Schrauben, Schwarz	1	**WH72530205Z**	866 723 953



WH72530400Z

Multimedia-Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer			
- für 2x Cinchbuchsen Ø 8,0 mm			
Multimedia-Module (M3) für 2x Cinchbuchsen Ø 8,0 mm, Ultraweiss	1	**WH72530400Z**	866 738 003
Multimedia-Module (M3) für 2x Cinchbuchsen Ø 8,0 mm, Lichtgrau	1	**WH72530403Z**	866 738 033
Multimedia-Module (M3) für 2x Cinchbuchsen Ø 8,0 mm, Anthrazit	1	**WH72530404Z**	866 738 043
Multimedia-Module (M3) für 2x Cinchbuchsen Ø 8,0 mm, Schwarz	1	**WH72530405Z**	866 738 953

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

- keine spezielle Befestigungsplatte nötig, kann in eine Standard-Befestigungsplatte montiert werden

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung
Einbautiefe 32 mm

		Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Montageset XLR Neutrik Serie D einfach keine spezielle Befestigungsplatte nötig, kann in eine Standard-Befestigungsplatte montiert werden			**WH55520100C**	958 202 008	**WH56520100C**	958 202 208	**WH57520100C**	958 202 408
			WH55520103C	958 202 038	**WH56520103C**	958 202 238	**WH57520103C**	958 202 438
			WH55520104C	958 202 048	**WH56520104C**	958 202 248	**WH57520104C**	958 202 448
			WH55520105C	958 202 058	**WH56520105C**	958 202 258	**WH57520105C**	958 202 458
			WH55520107C	958 202 018	**WH56520107C**	958 202 218	**WH57520107C**	958 202 418
			WH55520109C	958 202 098	**WH56520109C**	958 202 298	**WH57520109C**	958 202 498
Montageset XLR Neutrik Serie D zweifach keine spezielle Befestigungsplatte nötig, kann in eine Standard-Befestigungsplatte montiert werden			**WH55520200C**	958 203 008	**WH56520100C**	958 202 208	**WH57520100C**	958 202 408
			WH55520203C	958 203 038	**WH56520103C**	958 202 238	**WH57520103C**	958 202 438
			WH55520204C	958 203 048	**WH56520104C**	958 202 248	**WH57520104C**	958 202 448
			WH55520205C	958 203 058	**WH56520105C**	958 202 258	**WH57520105C**	958 202 458
			WH55520207C	958 203 018	**WH56520107C**	958 202 218	**WH57520107C**	958 202 418
			WH55520209C	958 203 098	**WH56520109C**	958 202 298	**WH57520109C**	958 202 498
Lautsprecher-Steckdose einfach für Kabelquerschnitt bis 6 mm², mit je 1x rotem und 1x schwarzem Druckhebel und Bezeichnungsschild 42x9 mm Einbautiefe 24 mm			**WH55531800C**	935 218 008	**WH56531800C**	935 218 208	**WH57531800C**	935 218 408
			WH55531803C	935 218 038	**WH56531803C**	935 218 238	**WH57531803C**	935 218 438
			WH55531804C	935 218 048	**WH56531804C**	935 218 248	**WH57531804C**	935 218 448
			WH55531805C	935 218 058	**WH56531805C**	935 218 258	**WH57531805C**	935 218 458
			WH55531807C	935 218 018	**WH56531807C**	935 218 218	**WH57531807C**	935 218 418
			WH55531809C	935 218 098	**WH56531809C**	935 218 298	**WH57531809C**	935 218 498
Lautsprecher-Steckdose zweifach für Kabelquerschnitt bis 6 mm², mit je 1x rotem und 1x schwarzem Druckhebel und Bezeichnungsschild 42x9 mm Einbautiefe 24 mm			**WH55531700C**	935 219 008	**WH56531700C**	935 219 208	**WH57531700C**	935 219 408
			WH55531703C	935 219 038	**WH56531703C**	935 219 238	**WH57531703C**	935 219 438
			WH55531704C	935 219 048	**WH56531704C**	935 219 248	**WH57531704C**	935 219 448
			WH55531705C	935 219 058	**WH56531705C**	935 219 258	**WH57531705C**	935 219 458
			WH55531707C	935 219 018	**WH56531707C**	935 219 218	**WH57531707C**	935 219 418
			WH55531709C	935 219 098	**WH56531709C**	935 219 298	**WH57531709C**	935 219 498

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 250
kallysto.art ▶ Seite 276

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH50520100A	958 602 003	**WH50520100B**	958 702 003	**WH53520100Q**	958 003 003
WH50520103A	958 602 033	**WH50520103B**	958 702 033	**WH53520103Q**	958 003 033
WH50520104A	958 602 043	**WH50520104B**	958 702 043	**WH53520104Q**	958 003 043
WH50520105A	958 602 953	**WH50520105B**	958 702 953	**WH53520105Q**	958 003 953
WH50520107A	958 602 913	**WH50520107B**	958 702 913	**WH53520107Q**	958 003 913
WH50520109A	958 602 993	**WH50520109B**	958 702 993	**WH53520109Q**	958 003 993
WH50520200A	958 603 003	**WH50520200B**	958 703 003	**WH53520200Q**	958 004 003
WH50520203A	958 603 033	**WH50520203B**	958 703 033	**WH53520203Q**	958 004 033
WH50520204A	958 603 043	**WH50520204B**	958 703 043	**WH53520204Q**	958 004 043
WH50520205A	958 603 953	**WH50520205B**	958 703 953	**WH53520205Q**	958 004 953
WH50520207A	958 603 913	**WH50520207B**	958 703 913	**WH53520207Q**	958 004 913
WH50520209A	-	**WH50520209B**	958 703 993	**WH53520209Q**	958 004 993
WH50531800A	935 418 003	**WH50531800B**	935 718 003	**WH53531800Q**	935 016 003
WH50531803A	935 418 033	**WH50531803B**	935 718 033	**WH53531803Q**	935 016 033
WH50531804A	935 418 043	**WH50531804B**	935 718 043	**WH53531804Q**	935 016 043
WH50531805A	935 418 953	**WH50531805B**	935 718 953	**WH53531805Q**	935 016 953
WH50531807A	935 418 913	**WH50531807B**	935 718 913	**WH53531807Q**	935 016 913
WH50531809A	935 418 993	**WH50531809B**	935 718 993	**WH53531809Q**	935 016 993
WH50531700A	935 419 003	**WH50531700B**	935 719 003	**WH53531700Q**	935 017 003
WH50531703A	935 419 033	**WH50531703B**	935 719 033	**WH53531703Q**	935 017 033
WH50531704A	935 419 043	**WH50531704B**	935 719 043	**WH53531704Q**	935 017 043
WH50531705A	935 419 953	**WH50531705B**	935 719 953	**WH53531705Q**	935 017 953
WH50531707A	935 419 913	**WH50531707B**	935 719 913	**WH53531707Q**	935 017 913
WH50531709A	935 419 993	**WH50531709B**	935 719 993	**WH53531709Q**	935 017 993

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normes:
geprüft und fertigungsüberwacht

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm

kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm

kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung		Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
HDMI Durchgangsdose Einbautiefe 19 mm			**WH55540200C**	866 160 008	**WH56540200C**	866 160 208	**WH57540200C**	866 160 408
HDMI mit Schraubanschluss Einbautiefe 24 mm			**WH55540300C**	866 170 008	**WH56540300C**	866 170 208	**WH57540300C**	866 170 408
Jack connector 3.5 mm Einbautiefe 25 mm			**WH55510300C**	866 110 008	**WH56510300C**	866 110 208	**WH57510300C**	866 110 408

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 247

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: ☐ 00
Farbe ähnlich RAL-Ton.

▶ Seite 600

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH50540200A	866 166 003
WH50540300A	866 176 003
WH50510300A	866 116 003

Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH50540200B	866 163 003
WH50540300B	866 173 003
WH50510300B	866 113 003



WH20990200H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Erdsteckdose mit 3 Verbinder
- 60x60 mm

Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Front zu Woertz-Erdsteckdose, Ultraweiss	1	**WH20990200H**	377 015 003
Front zu Woertz-Erdsteckdose, Lichtgrau	1	**WH20990203H**	377 015 033
Front zu Woertz-Erdsteckdose, Anthrazit	1	**WH20990204H**	377 015 043
Front zu Woertz-Erdsteckdose, Schwarz	1	**WH20990205H**	377 015 953
Front zu Woertz-Erdsteckdose, Beige	1	**WH20990207H**	377 015 913
Front zu Woertz-Erdsteckdose, Braun	1	**WH20990209H**	377 015 993

- 2-Punktbefestigung für Standard Apparate mit 52mm Achsabstand
- 3-Punktbefestigung für Dreifachsteckdosen

▶ Seite 600

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
	UP-Befestigungsplatten 77 x 77 mm			
WH10952182Z WH10950182Z	UP-Befestigungsplatten Standard 1 x 52 mm	1	**WH10950182Z**	376 163 003
	UP-Befestigungsplatten 3-Punkt	1	**WH10952182Z**	376 155 003
	UP-Befestigungsplatten 137 x 77 mm			
 WH10952682Z WH10952282Z WH10950282Z	UP-Befestigungsplatten 2 x 52 mm	1	**WH10950282Z**	376 223 003
	UP-Befestigungsplatten 1 x 52 mm & 3-Punkt	1	**WH10952282Z**	376 235 003
	UP-Befestigungsplatten 2 x 3-Punkt	1	**WH10952682Z**	376 281 003
	UP-Befestigungsplatten 77 x 137 mm			
WH10950382Z WH10952382Z	UP-Befestigungsplatten 2 x 52 mm	1	**WH10950382Z**	376 223 103
	UP-Befestigungsplatten 1 x 52 mm & 3-Punkt	1	**WH10952382Z**	376 223 203
WH10954482Z WH10955482Z	UP-Befestigungsplatten 2 x 3-Punkt	1	**WH10954482Z**	376 223 403
	UP-Befestigungsplatte 3-Punkt & 2x 52mm	1	**WH10955482Z**	376 223 502
	UP-Befestigungsplatten 137 x 137 mm			
 WH10950882Z WH10951782Z	UP-Befestigungsplatten 2 x 52 mm	1	**WH10950882Z**	376 601 003
	UP-Befestigungsplatten 3 x 52 mm & 3-Punkt	1	**WH10951782Z**	376 601 103
WH10951682Z	UP-Befestigungsplatten 2 x 52 mm & 2 x 3-Punkt	1	**WH10951682Z**	376 601 203
	UP-Befestigungsplatten 197 x 77 mm			
 WH10952482Z WH10950482Z	UP-Befestigungsplatten 3 x 52 mm	1	**WH10950482Z**	376 301 003
	UP-Befestigungsplatten 2 x 52 mm & 3-Punkt	1	**WH10952482Z**	376 319 003
	UP-Befestigungsplatten 77 x 197 mm			
WH10950582Z	UP-Befestigungsplatten 3 x 52 mm	1	**WH10950582Z**	376 301 103
	UP-Befestigungsplatten 2 x 52 mm & 3-Punkt	1	**WH10952582Z**	376 223 303
WH10952582Z	UP-Befestigungsplatten 3-Punkt & 52 mm & 3-Punkt	1	**WH10954382Z**	376 337 003
	UP-Befestigungsplatten 3-Punkt & 2 x 52 mm	1	**WH10954682Z**	376 223 803
	UP-Befestigungsplatte 52mm & 3-Punkt & 52mm	1	**WH10955582Z**	376 223 703
	UP-Befestigungsplatte 2x 3-Punkt & 52 mm	1	**WH10955682Z**	376 223 603

WH10954382Z WH10954682Z WH10955582Z WH10955682Z

UP-Befestigungsplatten

WH10950982Z

WH10957982Z


WH10952082Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
UP-Befestigungsplatten 197 x 137 mm			
UP-Befestigungsplatten 6 x 52 mm	1	**WH10950982Z**	376 621 003
UP-Befestigungsplatten 5 x 52 mm & 3-Punkt	1	**WH10957982Z**	376 621 303
UP-Befestigungsplatten 4 x 52 mm & 2 x 3-Punkt	1	**WH10952082Z**	376 621 203


WH10951082Z

UP-Befestigungsplatten 137 x 197 mm			
UP-Befestigungsplatten 6 x 52 mm	1	**WH10951082Z**	376 621 103
UP-Befestigungsplatte 4 x 52 mm / 3-Punkt / 52 mm	1	**WH10955782Z**	376 661 203


WH10951382Z

UP-Befestigungsplatten 197 x 197 mm			
UP-Befestigungsplatten 9 x 52 mm	1	**WH10951382Z**	376 661 003
UP-Befestigungsplatte 7 x 52 mm / 3-Punkt / 52 mm	1	**WH10955882Z**	376 661 103


WH10952782Z
WH10950682Z

UP-Befestigungsplatten 257 x 77 mm			
UP-Befestigungsplatten 4 x 52 mm	1	**WH10950682Z**	376 331 003
UP-Befestigungsplatten 3 x 52 mm & 3-Punkt	1	**WH10952782Z**	376 338 003

WH10950782Z

WH10950782Z

WH10953082Z

UP-Befestigungsplatten 77 x 257 mm			
UP-Befestigungsplatten Standard 4 x 52 mm	1	**WH10950782Z**	376 331 103
UP-Befestigungsplatten 3 x 52 mm & 3-Punkt	1	**WH10952882Z**	376 437 003
UP-Befestigungsplatten 2 x 52 mm & 2 x 3-Punkt	1	**WH10953082Z**	376 437 203

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WH10951182Z	**UP-Befestigungsplatten 257 x 137 mm**			
	UP-Befestigungsplatten 8 x 52 mm	1	**WH10951182Z**	376 641 003
WH10951282Z	**UP-Befestigungsplatten 137 x 257 mm**			
	UP-Befestigungsplatten 8 x 52 mm	1	**WH10951282Z**	376 641 103
 WH10951482Z	**UP-Befestigungsplatten 257 x 197 mm**			
	UP-Befestigungsplatten 12 x 52 mm	1	**WH10951482Z**	376 721 003
 WH10951582Z	**UP-Befestigungsplatten 197 x 257 mm**			
	UP-Befestigungsplatten 12 x 52 mm	1	**WH10951582Z**	376 721 103
WH40950382Z	**Zwischenring** - 2-Punkt Befestigung für 2x M3 - Aluminium, mit Schrauben, Ø 61 mm			
	Zwischenring	1	**WH40950382Z**	378 990 003

WH25920200Z

WH25920203Z

WH25920204Z

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Abdeckplatten kallysto.line, Ultraweiss				
Abdeckplatte Gr. 1, Ultraweiss	92x92 mm	1	**WH25920200Z**	334 911 008
Abdeckplatte Gr. 2x1, Ultraweiss	152x92 mm	1	**WH25930300Z**	334 912 008
Abdeckplatte Gr. 1x2, Ultraweiss	92x152 mm	1	**WH25930400Z**	334 921 008
Abdeckplatte Gr. 2x2, Ultraweiss	152x152 mm	1	**WH25931100Z**	334 920 008
Abdeckplatte Gr. 3x1, Ultraweiss	212x92 mm	1	**WH25930600Z**	334 913 008
Abdeckplatte Gr. 1x3, Ultraweiss	92x212 mm	1	**WH25930700Z**	334 931 008
Abdeckplatte Gr. 3x2, Ultraweiss	212x152 mm	1	**WH25941100Z**	334 932 008
Abdeckplatte Gr. 2x3, Ultraweiss	152x212 mm	1	**WH25941600Z**	334 923 008
Abdeckplatte Gr. 3x3, Ultraweiss	212x212 mm	1	**WH25941500Z**	334 933 008
Abdeckplatte Gr. 4x1, Ultraweiss	272x92 mm	1	**WH25930900Z**	334 914 008
Abdeckplatte Gr. 1x4, Ultraweiss	92x272 mm	1	**WH25931000Z**	334 941 008
Abdeckplatte Gr. 4x2, Ultraweiss	272x152 mm	1	**WH25941200Z**	334 942 008
Abdeckplatte Gr. 2x4, Ultraweiss	152x272 mm	1	**WH25941300Z**	334 924 008
Abdeckplatte Gr. 4x3, Ultraweiss	272x212 mm	1	**WH25941700Z**	334 943 008
Abdeckplatte Gr. 3x4, Ultraweiss	212x272 mm	1	**WH25941800Z**	334 934 008
Abdeckplatten kallysto.line, Lichtgrau				
Abdeckplatte Gr. 1, Lichtgrau	92x92 mm	1	**WH25920203Z**	334 911 038
Abdeckplatte Gr. 2x1, Lichtgrau	152x92 mm	1	**WH25930303Z**	334 912 038
Abdeckplatte Gr. 1x2, Lichtgrau	92x152 mm	1	**WH25930403Z**	334 921 038
Abdeckplatte Gr. 2x2, Lichtgrau	152x152 mm	1	**WH25931103Z**	334 920 038
Abdeckplatte Gr. 3x1, Lichtgrau	212x92 mm	1	**WH25930603Z**	334 913 038
Abdeckplatte Gr. 1x3, Lichtgrau	92x212 mm	1	**WH25930703Z**	334 931 038
Abdeckplatte Gr. 3x2, Lichtgrau	212x152 mm	1	**WH25941103Z**	334 932 038
Abdeckplatte Gr. 2x3, Lichtgrau	152x212 mm	1	**WH25941603Z**	334 923 038
Abdeckplatte Gr. 3x3, Lichtgrau	212x212 mm	1	**WH25941503Z**	334 933 038
Abdeckplatte Gr. 4x1, Lichtgrau	272x92 mm	1	**WH25930903Z**	334 914 038
Abdeckplatte Gr. 1x4, Lichtgrau	92x272 mm	1	**WH25931003Z**	334 941 038
Abdeckplatte Gr. 4x2, Lichtgrau	272x152 mm	1	**WH25941203Z**	334 942 038
Abdeckplatte Gr. 2x4, Lichtgrau	152x272 mm	1	**WH25941303Z**	334 924 038
Abdeckplatte Gr. 4x3, Lichtgrau	272x212 mm	1	**WH25941703Z**	334 943 038
Abdeckplatte Gr. 3x4, Lichtgrau	212x272 mm	1	**WH25941803Z**	334 934 038
Abdeckplatten kallysto.line, Anthrazit				
Abdeckplatte Gr. 1, Anthrazit	92x92 mm	1	**WH25920204Z**	334 911 048
Abdeckplatte Gr. 2x1, Anthrazit	152x92 mm	1	**WH25930304Z**	334 912 048
Abdeckplatte Gr. 1x2, Anthrazit	92x152 mm	1	**WH25930404Z**	334 921 048
Abdeckplatte Gr. 2x2, Anthrazit	152x152 mm	1	**WH25931104Z**	334 920 048
Abdeckplatte Gr. 3x1, Anthrazit	212x92 mm	1	**WH25930604Z**	334 913 048
Abdeckplatte Gr. 1x3, Anthrazit	92x212 mm	1	**WH25930704Z**	334 931 048
Abdeckplatte Gr. 3x2, Anthrazit	212x152 mm	1	**WH25941104Z**	334 932 048
Abdeckplatte Gr. 2x3, Anthrazit	152x212 mm	1	**WH25941604Z**	334 923 048
Abdeckplatte Gr. 3x3, Anthrazit	212x212 mm	1	**WH25941504Z**	334 933 048
Abdeckplatte Gr. 4x1, Anthrazit	272x92 mm	1	**WH25930904Z**	334 914 048
Abdeckplatte Gr. 1x4, Anthrazit	92x272 mm	1	**WH25931004Z**	334 941 048
Abdeckplatte Gr. 4x2, Anthrazit	272x152 mm	1	**WH25941204Z**	334 942 048
Abdeckplatte Gr. 2x4, Anthrazit	152x272 mm	1	**WH25941304Z**	334 924 048
Abdeckplatte Gr. 4x3, Anthrazit	272x212 mm	1	**WH25941704Z**	334 943 048
Abdeckplatte Gr. 3x4, Anthrazit	212x272 mm	1	**WH25941804Z**	334 934 048

WH25920205Z

WH25920207Z


WH25920209Z

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Abdeckplatten kallysto.line, Schwarz				
Abdeckplatte Gr. 1, Schwarz	92x92 mm	1	**WH25920205Z**	334 911 058
Abdeckplatte Gr. 2x1, Schwarz	152x92 mm	1	**WH25930305Z**	334 912 058
Abdeckplatte Gr. 1x2, Schwarz	92x152 mm	1	**WH25930405Z**	334 921 058
Abdeckplatte Gr. 2x2, Schwarz	152x152 mm	1	**WH25931105Z**	334 920 058
Abdeckplatte Gr. 3x1, Schwarz	212x92 mm	1	**WH25930605Z**	334 913 058
Abdeckplatte Gr. 1x3, Schwarz	92x212 mm	1	**WH25930705Z**	334 931 058
Abdeckplatte Gr. 3x2, Schwarz	212x152 mm	1	**WH25941105Z**	334 932 058
Abdeckplatte Gr. 2x3, Schwarz	152x212 mm	1	**WH25941605Z**	334 923 058
Abdeckplatte Gr. 3x3, Schwarz	212x212 mm	1	**WH25941505Z**	334 933 058
Abdeckplatte Gr. 4x1, Schwarz	272x92 mm	1	**WH25930905Z**	334 914 058
Abdeckplatte Gr. 1x4, Schwarz	92x272 mm	1	**WH25931005Z**	334 941 058
Abdeckplatte Gr. 4x2, Schwarz	272x152 mm	1	**WH25941205Z**	334 942 058
Abdeckplatte Gr. 2x4, Schwarz	152x272 mm	1	**WH25941305Z**	334 924 058
Abdeckplatte Gr. 4x3, Schwarz	272x212 mm	1	**WH25941705Z**	334 943 058
Abdeckplatte Gr. 3x4, Schwarz	212x272 mm	1	**WH25941805Z**	334 934 058
Abdeckplatten kallysto.line, Beige				
Abdeckplatte Gr. 1, Beige	92x92 mm	1	**WH25920207Z**	334 911 018
Abdeckplatte Gr. 2x1, Beige	152x92 mm	1	**WH25930307Z**	334 912 018
Abdeckplatte Gr. 1x2, Beige	92x152 mm	1	**WH25930407Z**	334 921 018
Abdeckplatte Gr. 2x2, Beige	152x152 mm	1	**WH25931107Z**	334 920 018
Abdeckplatte Gr. 3x1, Beige	212x92 mm	1	**WH25930607Z**	334 913 018
Abdeckplatte Gr. 1x3, Beige	92x212 mm	1	**WH25930707Z**	334 931 018
Abdeckplatte Gr. 3x2, Beige	212x152 mm	1	**WH25941107Z**	334 932 018
Abdeckplatte Gr. 2x3, Beige	152x212 mm	1	**WH25941607Z**	334 923 018
Abdeckplatte Gr. 3x3, Beige	212x212 mm	1	**WH25941507Z**	334 933 018
Abdeckplatte Gr. 4x1, Beige	272x92 mm	1	**WH25930907Z**	334 914 018
Abdeckplatte Gr. 1x4, Beige	92x272 mm	1	**WH25931007Z**	334 941 018
Abdeckplatte Gr. 4x2, Beige	272x152 mm	1	**WH25941207Z**	334 942 018
Abdeckplatte Gr. 2x4, Beige	152x272 mm	1	**WH25941307Z**	334 924 018
Abdeckplatte Gr. 4x3, Beige	272x212 mm	1	**WH25941707Z**	334 943 018
Abdeckplatte Gr. 3x4, Beige	212x272 mm	1	**WH25941807Z**	334 934 018
Abdeckplatten kallysto.line, Braun				
Abdeckplatte Gr. 1, Braun	92x92 mm	1	**WH25920209Z**	334 911 098
Abdeckplatte Gr. 2x1, Braun	152x92 mm	1	**WH25930309Z**	334 912 098
Abdeckplatte Gr. 1x2, Braun	92x152 mm	1	**WH25930409Z**	334 921 098
Abdeckplatte Gr. 2x2, Braun	152x152 mm	1	**WH25931109Z**	334 920 098
Abdeckplatte Gr. 3x1, Braun	212x92 mm	1	**WH25930609Z**	334 913 098
Abdeckplatte Gr. 1x3, Braun	92x212 mm	1	**WH25930709Z**	334 931 098
Abdeckplatte Gr. 3x2, Braun	212x152 mm	1	**WH25941109Z**	334 932 098
Abdeckplatte Gr. 2x3, Braun	152x212 mm	1	**WH25941609Z**	334 923 098
Abdeckplatte Gr. 3x3, Braun	212x212 mm	1	**WH25941509Z**	334 933 098
Abdeckplatte Gr. 4x1, Braun	272x92 mm	1	**WH25930909Z**	334 914 098
Abdeckplatte Gr. 1x4, Braun	92x272 mm	1	**WH25931009Z**	334 941 098
Abdeckplatte Gr. 4x2, Braun	272x152 mm	1	**WH25941209Z**	334 942 098
Abdeckplatte Gr. 2x4, Braun	152x272 mm	1	**WH25941309Z**	334 924 098
Abdeckplatte Gr. 4x3, Braun	272x212 mm	1	**WH25941709Z**	334 943 098
Abdeckplatte Gr. 3x4, Braun	212x272 mm	1	**WH25941809Z**	334 934 098



WH25920206Z

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Abdeckplatten kallysto.line, Orange				
Abdeckplatte Gr. 1, Orange	92x92 mm	1	**WH25920206Z**	334 911 068

WH26920200Z

Abdeckplatten kallysto.trend, Ultraweiss

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Abdeckplatte Gr. 1, Ultraweiss	94x94 mm	1	**WH26920200Z**	334 911 208
Abdeckplatte Gr. 2x1, Ultraweiss	154x94 mm	1	**WH26930300Z**	334 912 208
Abdeckplatte Gr. 1x2, Ultraweiss	94x154 mm	1	**WH26930300Z**	334 912 208
Abdeckplatte Gr. 2x2, Ultraweiss	154x154 mm	1	**WH26931100Z**	334 920 208
Abdeckplatte Gr. 3x1, Ultraweiss	214x94 mm	1	**WH26930600Z**	334 913 208
Abdeckplatte Gr. 1x3, Ultraweiss	94x214 mm	1	**WH26930600Z**	334 913 208
Abdeckplatte Gr. 3x2, Ultraweiss	214x154 mm	1	**WH26941100Z**	334 932 208
Abdeckplatte Gr. 2x3, Ultraweiss	154x214 mm	1	**WH26941100Z**	334 932 208
Abdeckplatte Gr. 3x3, Ultraweiss	214x214 mm	1	**WH26941500Z**	334 933 208
Abdeckplatte Gr. 4x1, Ultraweiss	274x94 mm	1	**WH26930900Z**	334 914 208
Abdeckplatte Gr. 1x4, Ultraweiss	94x274 mm	1	**WH26930900Z**	334 914 208
Abdeckplatte Gr. 4x2, Ultraweiss	274x154 mm	1	**WH26941200Z**	334 942 208
Abdeckplatte Gr. 2x4, Ultraweiss	154x274 mm	1	**WH26941200Z**	334 942 208
Abdeckplatte Gr. 4x3, Ultraweiss	274x214 mm	1	**WH26941700Z**	334 943 208
Abdeckplatte Gr. 3x4, Ultraweiss	214x274 mm	1	**WH26941700Z**	334 943 208

WH26920203Z

Abdeckplatten kallysto.trend, Lichtgrau

Abdeckplatte Gr. 1, Lichtgrau	94x94 mm	1	**WH26920203Z**	334 911 238
Abdeckplatte Gr. 2x1, Lichtgrau	154x94 mm	1	**WH26930303Z**	334 912 238
Abdeckplatte Gr. 1x2, Lichtgrau	94x154 mm	1	**WH26930303Z**	334 912 238
Abdeckplatte Gr. 2x2, Lichtgrau	154x154 mm	1	**WH26931103Z**	334 920 238
Abdeckplatte Gr. 3x1, Lichtgrau	214x94 mm	1	**WH26930603Z**	334 913 238
Abdeckplatte Gr. 1x3, Lichtgrau	94x214 mm	1	**WH26930603Z**	334 913 238
Abdeckplatte Gr. 3x2, Lichtgrau	214x154 mm	1	**WH26941103Z**	334 932 238
Abdeckplatte Gr. 2x3, Lichtgrau	154x214 mm	1	**WH26941103Z**	334 932 238
Abdeckplatte Gr. 3x3, Lichtgrau	214x214 mm	1	**WH26941503Z**	334 933 238
Abdeckplatte Gr. 4x1, Lichtgrau	274x94 mm	1	**WH26930903Z**	334 914 238
Abdeckplatte Gr. 1x4, Lichtgrau	94x274 mm	1	**WH26930903Z**	334 914 238
Abdeckplatte Gr. 4x2, Lichtgrau	274x154 mm	1	**WH26941203Z**	334 942 238
Abdeckplatte Gr. 2x4, Lichtgrau	154x274 mm	1	**WH26941203Z**	334 942 238
Abdeckplatte Gr. 4x3, Lichtgrau	274x214 mm	1	**WH26941703Z**	334 943 238
Abdeckplatte Gr. 3x4, Lichtgrau	214x274 mm	1	**WH26941703Z**	334 943 238

WH26920204Z

Abdeckplatten kallysto.trend, Anthrazit

Abdeckplatte Gr. 1, Anthrazit	94x94 mm	1	**WH26920204Z**	334 911 248
Abdeckplatte Gr. 2x1, Anthrazit	154x94 mm	1	**WH26930304Z**	334 912 248
Abdeckplatte Gr. 1x2, Anthrazit	94x154 mm	1	**WH26930304Z**	334 912 248
Abdeckplatte Gr. 2x2, Anthrazit	154x154 mm	1	**WH26931104Z**	334 920 248
Abdeckplatte Gr. 3x1, Anthrazit	214x94 mm	1	**WH26930604Z**	334 913 248
Abdeckplatte Gr. 1x3, Anthrazit	94x214 mm	1	**WH26930604Z**	334 913 248
Abdeckplatte Gr. 3x2, Anthrazit	214x154 mm	1	**WH26941104Z**	334 932 248
Abdeckplatte Gr. 2x3, Anthrazit	154x214 mm	1	**WH26941104Z**	334 932 248
Abdeckplatte Gr. 3x3, Anthrazit	214x214 mm	1	**WH26941504Z**	334 933 248
Abdeckplatte Gr. 4x1, Anthrazit	274x94 mm	1	**WH26930904Z**	334 914 248
Abdeckplatte Gr. 1x4, Anthrazit	94x274 mm	1	**WH26930904Z**	334 914 248
Abdeckplatte Gr. 4x2, Anthrazit	274x154 mm	1	**WH26941204Z**	334 942 248
Abdeckplatte Gr. 2x4, Anthrazit	154x274 mm	1	**WH26941204Z**	334 942 248
Abdeckplatte Gr. 4x3, Anthrazit	274x214 mm	1	**WH26941704Z**	334 943 248
Abdeckplatte Gr. 3x4, Anthrazit	214x274 mm	1	**WH26941704Z**	334 943 248

WH26920205Z

WH26920207Z

WH26920209Z

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Abdeckplatten kallysto.trend, Schwarz				
Abdeckplatte Gr. 1, Schwarz	94x94 mm	1	**WH26920205Z**	334 911 258
Abdeckplatte Gr. 2x1, Schwarz	154x94 mm	1	**WH26930305Z**	334 912 258
Abdeckplatte Gr. 1x2, Schwarz	94x154 mm	1	**WH26930305Z**	334 912 258
Abdeckplatte Gr. 2x2, Schwarz	154x154 mm	1	**WH26931105Z**	334 920 258
Abdeckplatte Gr. 3x1, Schwarz	214x94 mm	1	**WH26930605Z**	334 913 258
Abdeckplatte Gr. 1x3, Schwarz	94x214 mm	1	**WH26930605Z**	334 913 258
Abdeckplatte Gr. 3x2, Schwarz	214x154 mm	1	**WH26941105Z**	334 932 258
Abdeckplatte Gr. 2x3, Schwarz	154x214 mm	1	**WH26941105Z**	334 932 258
Abdeckplatte Gr. 3x3, Schwarz	214x214 mm	1	**WH26941505Z**	334 933 258
Abdeckplatte Gr. 4x1, Schwarz	274x94 mm	1	**WH26930905Z**	334 914 258
Abdeckplatte Gr. 1x4, Schwarz	94x274 mm	1	**WH26930905Z**	334 914 258
Abdeckplatte Gr. 4x2, Schwarz	274x154 mm	1	**WH26941205Z**	334 942 258
Abdeckplatte Gr. 2x4, Schwarz	154x274 mm	1	**WH26941205Z**	334 942 258
Abdeckplatte Gr. 4x3, Schwarz	274x214 mm	1	**WH26941705Z**	334 943 258
Abdeckplatte Gr. 3x4, Schwarz	214x274 mm	1	**WH26941705Z**	334 943 258
Abdeckplatten kallysto.trend, Beige				
Abdeckplatte Gr. 1, Beige	94x94 mm	1	**WH26920207Z**	334 911 218
Abdeckplatte Gr. 2x1, Beige	154x94 mm	1	**WH26930307Z**	334 912 218
Abdeckplatte Gr. 1x2, Beige	94x154 mm	1	**WH26930307Z**	334 912 218
Abdeckplatte Gr. 2x2, Beige	154x154 mm	1	**WH26931107Z**	334 920 218
Abdeckplatte Gr. 3x1, Beige	214x94 mm	1	**WH26930607Z**	334 913 218
Abdeckplatte Gr. 1x3, Beige	94x214 mm	1	**WH26930607Z**	334 913 218
Abdeckplatte Gr. 3x2, Beige	214x154 mm	1	**WH26941107Z**	334 932 218
Abdeckplatte Gr. 2x3, Beige	154x214 mm	1	**WH26941107Z**	334 932 218
Abdeckplatte Gr. 3x3, Beige	214x214 mm	1	**WH26941507Z**	334 933 218
Abdeckplatte Gr. 4x1, Beige	274x94 mm	1	**WH26930907Z**	334 914 218
Abdeckplatte Gr. 1x4, Beige	94x274 mm	1	**WH26930907Z**	334 914 218
Abdeckplatte Gr. 4x2, Beige	274x154 mm	1	**WH26941207Z**	334 942 218
Abdeckplatte Gr. 2x4, Beige	154x274 mm	1	**WH26941207Z**	334 942 218
Abdeckplatte Gr. 4x3, Beige	274x214 mm	1	**WH26941707Z**	334 943 218
Abdeckplatte Gr. 3x4, Beige	214x274 mm	1	**WH26941707Z**	334 943 218
Abdeckplatten kallysto.trend, Braun				
Abdeckplatte Gr. 1, Braun	94x94 mm	1	**WH26920209Z**	334 911 298
Abdeckplatte Gr. 2x1, Braun	154x94 mm	1	**WH26930309Z**	334 912 298
Abdeckplatte Gr. 1x2, Braun	94x154 mm	1	**WH26930309Z**	334 912 298
Abdeckplatte Gr. 2x2, Braun	154x154 mm	1	**WH26931109Z**	334 920 298
Abdeckplatte Gr. 3x1, Braun	214x94 mm	1	**WH26930609Z**	334 913 298
Abdeckplatte Gr. 1x3, Braun	94x214 mm	1	**WH26930609Z**	334 913 298
Abdeckplatte Gr. 3x2, Braun	214x154 mm	1	**WH26941109Z**	334 932 298
Abdeckplatte Gr. 2x3, Braun	154x214 mm	1	**WH26941109Z**	334 932 298
Abdeckplatte Gr. 3x3, Braun	214x214 mm	1	**WH26941509Z**	334 933 298
Abdeckplatte Gr. 4x1, Braun	274x94 mm	1	**WH26930909Z**	334 914 298
Abdeckplatte Gr. 1x4, Braun	94x274 mm	1	**WH26930909Z**	334 914 298
Abdeckplatte Gr. 4x2, Braun	274x154 mm	1	**WH26941209Z**	334 942 298
Abdeckplatte Gr. 2x4, Braun	154x274 mm	1	**WH26941209Z**	334 942 298
Abdeckplatte Gr. 4x3, Braun	274x214 mm	1	**WH26941709Z**	334 943 298
Abdeckplatte Gr. 3x4, Braun	214x274 mm	1	**WH26941709Z**	334 943 298

WH26920243Z

Abdeckplatten kallysto.trend, Arktis

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Abdeckplatte Gr. 1, Arktis	94x94 mm	1	**WH26920243Z**	334 911 228
Abdeckplatte Gr. 2x1, Arktis	154x94 mm	1	**WH26930343Z**	334 912 228
Abdeckplatte Gr. 1x2, Arktis	94x154 mm	1	**WH26930343Z**	334 912 228
Abdeckplatte Gr. 2x2, Arktis	154x154 mm	1	**WH26931143Z**	334 920 228
Abdeckplatte Gr. 3x1, Arktis	214x94 mm	1	**WH26930643Z**	334 913 228
Abdeckplatte Gr. 1x3, Arktis	94x214 mm	1	**WH26930643Z**	334 913 228
Abdeckplatte Gr. 3x2, Arktis	214x154 mm	1	**WH26941143Z**	334 932 228
Abdeckplatte Gr. 2x3, Arktis	154x214 mm	1	**WH26941143Z**	334 932 228
Abdeckplatte Gr. 3x3, Arktis	214x214 mm	1	**WH26941543Z**	334 933 228
Abdeckplatte Gr. 4x1, Arktis	274x94 mm	1	**WH26930943Z**	334 914 228
Abdeckplatte Gr. 1x4, Arktis	94x274 mm	1	**WH26930943Z**	334 914 228
Abdeckplatte Gr. 4x2, Arktis	274x154 mm	1	**WH26941243Z**	334 942 228
Abdeckplatte Gr. 2x4, Arktis	154x274 mm	1	**WH26941243Z**	334 942 228
Abdeckplatte Gr. 4x3, Arktis	274x214 mm	1	**WH26941743Z**	334 943 228
Abdeckplatte Gr. 3x4, Arktis	214x274 mm	1	**WH26941743Z**	334 943 228

WH26920244Z

Abdeckplatten kallysto.trend, Fjord

Abdeckplatte Gr. 1, Fjord	94x94 mm	1	**WH26920244Z**	334 911 348
Abdeckplatte Gr. 2x1, Fjord	154x94 mm	1	**WH26930344Z**	334 912 348
Abdeckplatte Gr. 1x2, Fjord	94x154 mm	1	**WH26930344Z**	334 912 348
Abdeckplatte Gr. 2x2, Fjord	154x154 mm	1	**WH26931144Z**	334 920 348
Abdeckplatte Gr. 3x1, Fjord	214x94 mm	1	**WH26930644Z**	334 913 348
Abdeckplatte Gr. 1x3, Fjord	94x214 mm	1	**WH26930644Z**	334 913 348
Abdeckplatte Gr. 3x2, Fjord	214x154 mm	1	**WH26941144Z**	334 932 348
Abdeckplatte Gr. 2x3, Fjord	154x214 mm	1	**WH26941144Z**	334 932 348
Abdeckplatte Gr. 3x3, Fjord	214x214 mm	1	**WH26941544Z**	334 933 348
Abdeckplatte Gr. 4x1, Fjord	274x94 mm	1	**WH26930944Z**	334 914 348
Abdeckplatte Gr. 1x4, Fjord	94x274 mm	1	**WH26930944Z**	334 914 348
Abdeckplatte Gr. 4x2, Fjord	274x154 mm	1	**WH26941244Z**	334 942 348
Abdeckplatte Gr. 2x4, Fjord	154x274 mm	1	**WH26941244Z**	334 942 348
Abdeckplatte Gr. 4x3, Fjord	274x214 mm	1	**WH26941744Z**	334 943 348
Abdeckplatte Gr. 3x4, Fjord	214x274 mm	1	**WH26941744Z**	334 943 348

WH26920245Z

Abdeckplatten kallysto.trend, Savanna

Abdeckplatte Gr. 1, Savanna	94x94 mm	1	**WH26920245Z**	334 911 318
Abdeckplatte Gr. 2x1, Savanna	154x94 mm	1	**WH26930345Z**	334 912 318
Abdeckplatte Gr. 1x2, Savanna	94x154 mm	1	**WH26930345Z**	334 912 318
Abdeckplatte Gr. 2x2, Savanna	154x154 mm	1	**WH26931145Z**	334 920 318
Abdeckplatte Gr. 3x1, Savanna	214x94 mm	1	**WH26930645Z**	334 913 318
Abdeckplatte Gr. 1x3, Savanna	94x214 mm	1	**WH26930645Z**	334 913 318
Abdeckplatte Gr. 3x2, Savanna	214x154 mm	1	**WH26941145Z**	334 932 318
Abdeckplatte Gr. 2x3, Savanna	154x214 mm	1	**WH26941145Z**	334 932 318
Abdeckplatte Gr. 3x3, Savanna	214x214 mm	1	**WH26941545Z**	334 933 318
Abdeckplatte Gr. 4x1, Savanna	274x94 mm	1	**WH26930945Z**	334 914 318
Abdeckplatte Gr. 1x4, Savanna	94x274 mm	1	**WH26930945Z**	334 914 318
Abdeckplatte Gr. 4x2, Savanna	274x154 mm	1	**WH26941245Z**	334 942 318
Abdeckplatte Gr. 2x4, Savanna	154x274 mm	1	**WH26941245Z**	334 942 318
Abdeckplatte Gr. 4x3, Savanna	274x214 mm	1	**WH26941745Z**	334 943 318
Abdeckplatte Gr. 3x4, Savanna	214x274 mm	1	**WH26941745Z**	334 943 318

WH26920248Z

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Abdeckplatten kallysto.trend, Ozean				
Abdeckplatte Gr. 1, Ozean	94x94 mm	1	**WH26920248Z**	334 911 288
Abdeckplatte Gr. 2x1, Ozean	154x94 mm	1	**WH26930348Z**	334 912 288
Abdeckplatte Gr. 1x2, Ozean	94x154 mm	1	**WH26930348Z**	334 912 288
Abdeckplatte Gr. 2x2, Ozean	154x154 mm	1	**WH26931148Z**	334 920 288
Abdeckplatte Gr. 3x1, Ozean	214x94 mm	1	**WH26930648Z**	334 913 288
Abdeckplatte Gr. 1x3, Ozean	94x214 mm	1	**WH26930648Z**	334 913 288
Abdeckplatte Gr. 3x2, Ozean	214x154 mm	1	**WH26941148Z**	334 932 288
Abdeckplatte Gr. 2x3, Ozean	154x214 mm	1	**WH26941148Z**	334 932 288
Abdeckplatte Gr. 3x3, Ozean	214x214 mm	1	**WH26941548Z**	334 933 288
Abdeckplatte Gr. 4x1, Ozean	274x94 mm	1	**WH26930948Z**	334 914 288
Abdeckplatte Gr. 1x4, Ozean	94x274 mm	1	**WH26930948Z**	334 914 288
Abdeckplatte Gr. 4x2, Ozean	274x154 mm	1	**WH26941248Z**	334 942 288
Abdeckplatte Gr. 2x4, Ozean	154x274 mm	1	**WH26941248Z**	334 942 288
Abdeckplatte Gr. 4x3, Ozean	274x214 mm	1	**WH26941748Z**	334 943 288
Abdeckplatte Gr. 3x4, Ozean	214x274 mm	1	**WH26941748Z**	334 943 288

WH26920247Z

Abdeckplatten kallysto.trend, Orient				
Abdeckplatte Gr. 1, Orient	94x94 mm	1	**WH26920247Z**	334 911 368
Abdeckplatte Gr. 2x1, Orient	154x94 mm	1	**WH26930347Z**	334 912 368
Abdeckplatte Gr. 1x2, Orient	94x154 mm	1	**WH26930347Z**	334 912 368
Abdeckplatte Gr. 2x2, Orient	154x154 mm	1	**WH26931147Z**	334 920 368
Abdeckplatte Gr. 3x1, Orient	214x94 mm	1	**WH26930647Z**	334 913 368
Abdeckplatte Gr. 1x3, Orient	94x214 mm	1	**WH26930647Z**	334 913 368
Abdeckplatte Gr. 3x2, Orient	214x154 mm	1	**WH26941147Z**	334 932 368
Abdeckplatte Gr. 2x3, Orient	154x214 mm	1	**WH26941147Z**	334 932 368
Abdeckplatte Gr. 3x3, Orient	214x214 mm	1	**WH26941547Z**	334 933 368
Abdeckplatte Gr. 4x1, Orient	274x94 mm	1	**WH26930947Z**	334 914 368
Abdeckplatte Gr. 1x4, Orient	94x274 mm	1	**WH26930947Z**	334 914 368
Abdeckplatte Gr. 4x2, Orient	274x154 mm	1	**WH26941247Z**	334 942 368
Abdeckplatte Gr. 2x4, Orient	154x274 mm	1	**WH26941247Z**	334 942 368
Abdeckplatte Gr. 4x3, Orient	274x214 mm	1	**WH26941747Z**	334 943 368
Abdeckplatte Gr. 3x4, Orient	214x274 mm	1	**WH26941747Z**	334 943 368

WH26920246Z

Abdeckplatten kallysto.trend, Canyon				
Abdeckplatte Gr. 1, Canyon	94x94 mm	1	**WH26920246Z**	334 911 278
Abdeckplatte Gr. 2x1, Canyon	154x94 mm	1	**WH26930346Z**	334 912 278
Abdeckplatte Gr. 1x2, Canyon	94x154 mm	1	**WH26930346Z**	334 912 278
Abdeckplatte Gr. 2x2, Canyon	154x154 mm	1	**WH26931146Z**	334 920 278
Abdeckplatte Gr. 3x1, Canyon	214x94 mm	1	**WH26930646Z**	334 913 278
Abdeckplatte Gr. 1x3, Canyon	94x214 mm	1	**WH26930646Z**	334 913 278
Abdeckplatte Gr. 3x2, Canyon	214x154 mm	1	**WH26941146Z**	334 932 278
Abdeckplatte Gr. 2x3, Canyon	154x214 mm	1	**WH26941146Z**	334 932 278
Abdeckplatte Gr. 3x3, Canyon	214x214 mm	1	**WH26941546Z**	334 933 278
Abdeckplatte Gr. 4x1, Canyon	274x94 mm	1	**WH26930946Z**	334 914 278
Abdeckplatte Gr. 1x4, Canyon	94x274 mm	1	**WH26930946Z**	334 914 278
Abdeckplatte Gr. 4x2, Canyon	274x154 mm	1	**WH26941246Z**	334 942 278
Abdeckplatte Gr. 2x4, Canyon	154x274 mm	1	**WH26941246Z**	334 942 278
Abdeckplatte Gr. 4x3, Canyon	274x214 mm	1	**WH26941746Z**	334 943 278
Abdeckplatte Gr. 3x4, Canyon	214x274 mm	1	**WH26941746Z**	334 943 278

WH27920200Z

Abdeckplatten kallysto.pro, Ultraweiss

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Abdeckplatte Gr. 1, Ultraweiss	94x94 mm	1	**WH27920200Z**	334 911 408
Abdeckplatte Gr. 2x1, Ultraweiss	154x94 mm	1	**WH27930300Z**	334 912 408
Abdeckplatte Gr. 1x2, Ultraweiss	94x154 mm	1	**WH27930300Z**	334 912 408
Abdeckplatte Gr. 2x2, Ultraweiss	154x154 mm	1	**WH27931100Z**	334 920 408
Abdeckplatte Gr. 3x1, Ultraweiss	214x94 mm	1	**WH27930600Z**	334 913 408
Abdeckplatte Gr. 1x3, Ultraweiss	94x214 mm	1	**WH27930600Z**	334 913 408
Abdeckplatte Gr. 3x2, Ultraweiss	214x154 mm	1	**WH27941100Z**	334 932 408
Abdeckplatte Gr. 2x3, Ultraweiss	154x214 mm	1	**WH27941100Z**	334 932 408
Abdeckplatte Gr. 3x3, Ultraweiss	214x214 mm	1	**WH27941500Z**	334 933 408
Abdeckplatte Gr. 4x1, Ultraweiss	274x94 mm	1	**WH27930900Z**	334 914 408
Abdeckplatte Gr. 1x4, Ultraweiss	94x274 mm	1	**WH27930900Z**	334 914 408
Abdeckplatte Gr. 4x2, Ultraweiss	274x154 mm	1	**WH27941200Z**	334 942 408
Abdeckplatte Gr. 2x4, Ultraweiss	154x274 mm	1	**WH27941200Z**	334 942 408
Abdeckplatte Gr. 4x3, Ultraweiss	274x214 mm	1	**WH27941700Z**	334 943 408
Abdeckplatte Gr. 3x4, Ultraweiss	214x274 mm	1	**WH27941700Z**	334 943 408

WH27920203Z

Abdeckplatten kallysto.pro, Lichtgrau

Abdeckplatte Gr. 1, Lichtgrau	94x94 mm	1	**WH27920203Z**	334 911 438
Abdeckplatte Gr. 2x1, Lichtgrau	154x94 mm	1	**WH27930303Z**	334 912 438
Abdeckplatte Gr. 1x2, Lichtgrau	94x154 mm	1	**WH27930303Z**	334 912 438
Abdeckplatte Gr. 2x2, Lichtgrau	154x154 mm	1	**WH27931103Z**	334 920 438
Abdeckplatte Gr. 3x1, Lichtgrau	214x94 mm	1	**WH27930603Z**	334 913 438
Abdeckplatte Gr. 1x3, Lichtgrau	94x214 mm	1	**WH27930603Z**	334 913 438
Abdeckplatte Gr. 3x2, Lichtgrau	214x154 mm	1	**WH27941103Z**	334 932 438
Abdeckplatte Gr. 2x3, Lichtgrau	154x214 mm	1	**WH27941103Z**	334 932 438
Abdeckplatte Gr. 3x3, Lichtgrau	214x214 mm	1	**WH27941503Z**	334 933 438
Abdeckplatte Gr. 4x1, Lichtgrau	274x94 mm	1	**WH27930903Z**	334 914 438
Abdeckplatte Gr. 1x4, Lichtgrau	94x274 mm	1	**WH27930903Z**	334 914 438
Abdeckplatte Gr. 4x2, Lichtgrau	274x154 mm	1	**WH27941203Z**	334 942 438
Abdeckplatte Gr. 2x4, Lichtgrau	154x274 mm	1	**WH27941203Z**	334 942 438
Abdeckplatte Gr. 4x3, Lichtgrau	274x214 mm	1	**WH27941703Z**	334 943 438
Abdeckplatte Gr. 3x4, Lichtgrau	214x274 mm	1	**WH27941703Z**	334 943 438


WH27920204Z

Abdeckplatten kallysto.pro, Anthrazit

Abdeckplatte Gr. 1, Anthrazit	94x94 mm	1	**WH27920204Z**	334 911 448
Abdeckplatte Gr. 2x1, Anthrazit	154x94 mm	1	**WH27930304Z**	334 912 448
Abdeckplatte Gr. 1x2, Anthrazit	94x154 mm	1	**WH27930304Z**	334 912 448
Abdeckplatte Gr. 2x2, Anthrazit	154x154 mm	1	**WH27931104Z**	334 920 448
Abdeckplatte Gr. 3x1, Anthrazit	214x94 mm	1	**WH27930604Z**	334 913 448
Abdeckplatte Gr. 1x3, Anthrazit	94x214 mm	1	**WH27930604Z**	334 913 448
Abdeckplatte Gr. 3x2, Anthrazit	214x154 mm	1	**WH27941104Z**	334 932 448
Abdeckplatte Gr. 2x3, Anthrazit	154x214 mm	1	**WH27941104Z**	334 932 448
Abdeckplatte Gr. 3x3, Anthrazit	214x214 mm	1	**WH27941504Z**	334 933 448
Abdeckplatte Gr. 4x1, Anthrazit	274x94 mm	1	**WH27930904Z**	334 914 448
Abdeckplatte Gr. 1x4, Anthrazit	94x274 mm	1	**WH27930904Z**	334 914 448
Abdeckplatte Gr. 4x2, Anthrazit	274x154 mm	1	**WH27941204Z**	334 942 448
Abdeckplatte Gr. 2x4, Anthrazit	154x274 mm	1	**WH27941204Z**	334 942 448
Abdeckplatte Gr. 4x3, Anthrazit	274x214 mm	1	**WH27941704Z**	334 943 448
Abdeckplatte Gr. 3x4, Anthrazit	214x274 mm	1	**WH27941704Z**	334 943 448

WH27920205Z

WH27920207Z


WH27920209Z


WH27920206Z

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Abdeckplatten kallysto.pro, Schwarz				
Abdeckplatte Gr. 1, Schwarz	94x94 mm	1	**WH27920205Z**	334 911 458
Abdeckplatte Gr. 2x1, Schwarz	154x94 mm	1	**WH27930305Z**	334 912 458
Abdeckplatte Gr. 1x2, Schwarz	94x154 mm	1	**WH27930305Z**	334 912 458
Abdeckplatte Gr. 2x2, Schwarz	154x154 mm	1	**WH27931105Z**	334 920 458
Abdeckplatte Gr. 3x1, Schwarz	214x94 mm	1	**WH27930605Z**	334 913 458
Abdeckplatte Gr. 1x3, Schwarz	94x214 mm	1	**WH27930605Z**	334 913 458
Abdeckplatte Gr. 3x2, Schwarz	214x154 mm	1	**WH27941105Z**	334 932 458
Abdeckplatte Gr. 2x3, Schwarz	154x214 mm	1	**WH27941105Z**	334 932 458
Abdeckplatte Gr. 3x3, Schwarz	214x214 mm	1	**WH27941505Z**	334 933 458
Abdeckplatte Gr. 4x1, Schwarz	274x94 mm	1	**WH27930905Z**	334 914 458
Abdeckplatte Gr. 1x4, Schwarz	94x274 mm	1	**WH27930905Z**	334 914 458
Abdeckplatte Gr. 4x2, Schwarz	274x154 mm	1	**WH27941205Z**	334 942 458
Abdeckplatte Gr. 2x4, Schwarz	154x274 mm	1	**WH27941205Z**	334 942 458
Abdeckplatte Gr. 4x3, Schwarz	274x214 mm	1	**WH27941705Z**	334 943 458
Abdeckplatte Gr. 3x4, Schwarz	214x274 mm	1	**WH27941705Z**	334 943 458
Abdeckplatten kallysto.pro, Beige				
Abdeckplatte Gr. 1, Beige	94x94 mm	1	**WH27920207Z**	334 911 418
Abdeckplatte Gr. 2x1, Beige	154x94 mm	1	**WH27930307Z**	334 912 418
Abdeckplatte Gr. 1x2, Beige	94x154 mm	1	**WH27930307Z**	334 912 418
Abdeckplatte Gr. 2x2, Beige	154x154 mm	1	**WH27931107Z**	334 920 418
Abdeckplatte Gr. 3x1, Beige	214x94 mm	1	**WH27930607Z**	334 913 418
Abdeckplatte Gr. 1x3, Beige	94x214 mm	1	**WH27930607Z**	334 913 418
Abdeckplatte Gr. 3x2, Beige	214x154 mm	1	**WH27941107Z**	334 932 418
Abdeckplatte Gr. 2x3, Beige	154x214 mm	1	**WH27941107Z**	334 932 418
Abdeckplatte Gr. 3x3, Beige	214x214 mm	1	**WH27941507Z**	334 933 418
Abdeckplatte Gr. 4x1, Beige	274x94 mm	1	**WH27930907Z**	334 914 418
Abdeckplatte Gr. 1x4, Beige	94x274 mm	1	**WH27930907Z**	334 914 418
Abdeckplatte Gr. 4x2, Beige	274x154 mm	1	**WH27941207Z**	334 942 418
Abdeckplatte Gr. 2x4, Beige	154x274 mm	1	**WH27941207Z**	334 942 418
Abdeckplatte Gr. 4x3, Beige	274x214 mm	1	**WH27941707Z**	334 943 418
Abdeckplatte Gr. 3x4, Beige	214x274 mm	1	**WH27941707Z**	334 943 418
Abdeckplatten kallysto.pro, Braun				
Abdeckplatte Gr. 1, Braun	94x94 mm	1	**WH27920209Z**	334 911 498
Abdeckplatte Gr. 2x1, Braun	154x94 mm	1	**WH27930309Z**	334 912 498
Abdeckplatte Gr. 1x2, Braun	94x154 mm	1	**WH27930309Z**	334 912 498
Abdeckplatte Gr. 2x2, Braun	154x154 mm	1	**WH27931109Z**	334 920 498
Abdeckplatte Gr. 3x1, Braun	214x94 mm	1	**WH27930609Z**	334 913 498
Abdeckplatte Gr. 1x3, Braun	94x214 mm	1	**WH27930609Z**	334 913 498
Abdeckplatte Gr. 3x2, Braun	214x154 mm	1	**WH27941109Z**	334 932 498
Abdeckplatte Gr. 2x3, Braun	154x214 mm	1	**WH27941109Z**	334 932 498
Abdeckplatte Gr. 3x3, Braun	214x214 mm	1	**WH27941509Z**	334 933 498
Abdeckplatte Gr. 4x1, Braun	274x94 mm	1	**WH27930909Z**	334 914 498
Abdeckplatte Gr. 1x4, Braun	94x274 mm	1	**WH27930909Z**	334 914 498
Abdeckplatte Gr. 4x2, Braun	274x154 mm	1	**WH27941209Z**	334 942 498
Abdeckplatte Gr. 2x4, Braun	154x274 mm	1	**WH27941209Z**	334 942 498
Abdeckplatte Gr. 4x3, Braun	274x214 mm	1	**WH27941709Z**	334 943 498
Abdeckplatte Gr. 3x4, Braun	214x274 mm	1	**WH27941709Z**	334 943 498
Abdeckplatten kallysto.pro, Orange				
Abdeckplatte Gr. 1, Orange	94x94 mm	1	**WH27920206Z**	334 911 468

WH27920243Z

Abdeckplatten kallysto.pro, Arktis

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Abdeckplatte Gr. 1, Arktis	94x94 mm	1	**WH27920243Z**	334 911 428
Abdeckplatte Gr. 2x1, Arktis	154x94 mm	1	**WH27930343Z**	334 912 428
Abdeckplatte Gr. 1x2, Arktis	94x154 mm	1	**WH27930343Z**	334 912 428
Abdeckplatte Gr. 2x2, Arktis	154x154 mm	1	**WH27931143Z**	334 920 428
Abdeckplatte Gr. 3x1, Arktis	214x94 mm	1	**WH27930643Z**	334 913 428
Abdeckplatte Gr. 1x3, Arktis	94x214 mm	1	**WH27930643Z**	334 913 428
Abdeckplatte Gr. 3x2, Arktis	214x154 mm	1	**WH27941143Z**	334 932 428
Abdeckplatte Gr. 2x3, Arktis	154x214 mm	1	**WH27941143Z**	334 932 428
Abdeckplatte Gr. 3x3, Arktis	214x214 mm	1	**WH27941543Z**	334 933 428
Abdeckplatte Gr. 4x1, Arktis	274x94 mm	1	**WH27930943Z**	334 914 428
Abdeckplatte Gr. 1x4, Arktis	94x274 mm	1	**WH27930943Z**	334 914 428
Abdeckplatte Gr. 4x2, Arktis	274x154 mm	1	**WH27941243Z**	334 942 428
Abdeckplatte Gr. 2x4, Arktis	154x274 mm	1	**WH27941243Z**	334 942 428
Abdeckplatte Gr. 4x3, Arktis	274x214 mm	1	**WH27941743Z**	334 943 428
Abdeckplatte Gr. 3x4, Arktis	214x274 mm	1	**WH27941743Z**	334 943 428

WH27920244Z

Abdeckplatten kallysto.pro, Fjord

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Abdeckplatte Gr. 1, Fjord	94x94 mm	1	**WH27920244Z**	334 911 548
Abdeckplatte Gr. 2x1, Fjord	154x94 mm	1	**WH27930344Z**	334 912 548
Abdeckplatte Gr. 1x2, Fjord	94x154 mm	1	**WH27930344Z**	334 912 548
Abdeckplatte Gr. 2x2, Fjord	154x154 mm	1	**WH27931144Z**	334 920 548
Abdeckplatte Gr. 3x1, Fjord	214x94 mm	1	**WH27930644Z**	334 913 548
Abdeckplatte Gr. 1x3, Fjord	94x214 mm	1	**WH27930644Z**	334 913 548
Abdeckplatte Gr. 3x2, Fjord	214x154 mm	1	**WH27941144Z**	334 932 548
Abdeckplatte Gr. 2x3, Fjord	154x214 mm	1	**WH27941144Z**	334 932 548
Abdeckplatte Gr. 3x3, Fjord	214x214 mm	1	**WH27941544Z**	334 933 548
Abdeckplatte Gr. 4x1, Fjord	274x94 mm	1	**WH27930944Z**	334 914 548
Abdeckplatte Gr. 1x4, Fjord	94x274 mm	1	**WH27930944Z**	334 914 548
Abdeckplatte Gr. 4x2, Fjord	274x154 mm	1	**WH27941244Z**	334 942 548
Abdeckplatte Gr. 2x4, Fjord	154x274 mm	1	**WH27941244Z**	334 942 548
Abdeckplatte Gr. 4x3, Fjord	274x214 mm	1	**WH27941744Z**	334 943 548
Abdeckplatte Gr. 3x4, Fjord	214x274 mm	1	**WH27941744Z**	334 943 548

WH27920245Z

Abdeckplatten kallysto.pro, Savanna

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Abdeckplatte Gr. 1, Savanna	94x94 mm	1	**WH27920245Z**	334 911 518
Abdeckplatte Gr. 2x1, Savanna	154x94 mm	1	**WH27930345Z**	334 912 518
Abdeckplatte Gr. 1x2, Savanna	94x154 mm	1	**WH27930345Z**	334 912 518
Abdeckplatte Gr. 2x2, Savanna	154x154 mm	1	**WH27931145Z**	334 920 518
Abdeckplatte Gr. 3x1, Savanna	214x94 mm	1	**WH27930645Z**	334 913 518
Abdeckplatte Gr. 1x3, Savanna	94x214 mm	1	**WH27930645Z**	334 913 518
Abdeckplatte Gr. 3x2, Savanna	214x154 mm	1	**WH27941145Z**	334 932 518
Abdeckplatte Gr. 2x3, Savanna	154x214 mm	1	**WH27941145Z**	334 932 518
Abdeckplatte Gr. 3x3, Savanna	214x214 mm	1	**WH27941545Z**	334 933 518
Abdeckplatte Gr. 4x1, Savanna	274x94 mm	1	**WH27930945Z**	334 914 518
Abdeckplatte Gr. 1x4, Savanna	94x274 mm	1	**WH27930945Z**	334 914 518
Abdeckplatte Gr. 4x2, Savanna	274x154 mm	1	**WH27941245Z**	334 942 518
Abdeckplatte Gr. 2x4, Savanna	154x274 mm	1	**WH27941245Z**	334 942 518
Abdeckplatte Gr. 4x3, Savanna	274x214 mm	1	**WH27941745Z**	334 943 518
Abdeckplatte Gr. 3x4, Savanna	214x274 mm	1	**WH27941745Z**	334 943 518


WH27920248Z

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Abdeckplatten kallysto.pro, Ozean				
Abdeckplatte Gr. 1, Ozean	94x94 mm	1	**WH27920248Z**	334 911 488
Abdeckplatte Gr. 2x1, Ozean	154x94 mm	1	**WH27930348Z**	334 912 488
Abdeckplatte Gr. 1x2, Ozean	94x154 mm	1	**WH27930348Z**	334 912 488
Abdeckplatte Gr. 2x2, Ozean	154x154 mm	1	**WH27931148Z**	334 920 488
Abdeckplatte Gr. 3x1, Ozean	214x94 mm	1	**WH27930648Z**	334 913 488
Abdeckplatte Gr. 1x3, Ozean	94x214 mm	1	**WH27930648Z**	334 913 488
Abdeckplatte Gr. 3x2, Ozean	214x154 mm	1	**WH27941148Z**	334 932 488
Abdeckplatte Gr. 2x3, Ozean	154x214 mm	1	**WH27941148Z**	334 932 488
Abdeckplatte Gr. 3x3, Ozean	214x214 mm	1	**WH27941548Z**	334 933 488
Abdeckplatte Gr. 4x1, Ozean	274x94 mm	1	**WH27930948Z**	334 914 488
Abdeckplatte Gr. 1x4, Ozean	94x274 mm	1	**WH27930948Z**	334 914 488
Abdeckplatte Gr. 4x2, Ozean	274x154 mm	1	**WH27941248Z**	334 942 488
Abdeckplatte Gr. 2x4, Ozean	154x274 mm	1	**WH27941248Z**	334 942 488
Abdeckplatte Gr. 4x3, Ozean	274x214 mm	1	**WH27941748Z**	334 943 488
Abdeckplatte Gr. 3x4, Ozean	214x274 mm	1	**WH27941748Z**	334 943 488

WH27920247Z

Abdeckplatten kallysto.pro, Orient				
Abdeckplatte Gr. 1, Orient	94x94 mm	1	**WH27920247Z**	334 911 568
Abdeckplatte Gr. 2x1, Orient	154x94 mm	1	**WH27930347Z**	334 912 568
Abdeckplatte Gr. 1x2, Orient	94x154 mm	1	**WH27930347Z**	334 912 568
Abdeckplatte Gr. 2x2, Orient	154x154 mm	1	**WH27931147Z**	334 920 568
Abdeckplatte Gr. 3x1, Orient	214x94 mm	1	**WH27930647Z**	334 913 568
Abdeckplatte Gr. 1x3, Orient	94x214 mm	1	**WH27930647Z**	334 913 568
Abdeckplatte Gr. 3x2, Orient	214x154 mm	1	**WH27941147Z**	334 932 568
Abdeckplatte Gr. 2x3, Orient	154x214 mm	1	**WH27941147Z**	334 932 568
Abdeckplatte Gr. 3x3, Orient	214x214 mm	1	**WH27941547Z**	334 933 568
Abdeckplatte Gr. 4x1, Orient	274x94 mm	1	**WH27930947Z**	334 914 568
Abdeckplatte Gr. 1x4, Orient	94x274 mm	1	**WH27930947Z**	334 914 568
Abdeckplatte Gr. 4x2, Orient	274x154 mm	1	**WH27941247Z**	334 942 568
Abdeckplatte Gr. 2x4, Orient	154x274 mm	1	**WH27941247Z**	334 942 568
Abdeckplatte Gr. 4x3, Orient	274x214 mm	1	**WH27941747Z**	334 943 568
Abdeckplatte Gr. 3x4, Orient	214x274 mm	1	**WH27941747Z**	334 943 568


WH27920246Z

Abdeckplatten kallysto.pro, Canyon				
Abdeckplatte Gr. 1, Canyon	94x94 mm	1	**WH27920246Z**	334 911 478
Abdeckplatte Gr. 2x1, Canyon	154x94 mm	1	**WH27930346Z**	334 912 478
Abdeckplatte Gr. 1x2, Canyon	94x154 mm	1	**WH27930346Z**	334 912 478
Abdeckplatte Gr. 2x2, Canyon	154x154 mm	1	**WH27931146Z**	334 920 478
Abdeckplatte Gr. 3x1, Canyon	214x94 mm	1	**WH27930646Z**	334 913 478
Abdeckplatte Gr. 1x3, Canyon	94x214 mm	1	**WH27930646Z**	334 913 478
Abdeckplatte Gr. 3x2, Canyon	214x154 mm	1	**WH27941146Z**	334 932 478
Abdeckplatte Gr. 2x3, Canyon	154x214 mm	1	**WH27941146Z**	334 932 478
Abdeckplatte Gr. 3x3, Canyon	214x214 mm	1	**WH27941546Z**	334 933 478
Abdeckplatte Gr. 4x1, Canyon	274x94 mm	1	**WH27930946Z**	334 914 478
Abdeckplatte Gr. 1x4, Canyon	94x274 mm	1	**WH27930946Z**	334 914 478
Abdeckplatte Gr. 4x2, Canyon	274x154 mm	1	**WH27941246Z**	334 942 478
Abdeckplatte Gr. 2x4, Canyon	154x274 mm	1	**WH27941246Z**	334 942 478
Abdeckplatte Gr. 4x3, Canyon	274x214 mm	1	**WH27941746Z**	334 943 478
Abdeckplatte Gr. 3x4, Canyon	214x274 mm	1	**WH27941746Z**	334 943 478

WH27924200Z

Bezeichnung	Grösse	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Abdeckplatten kallysto.pro				
Abdeckplatte Gr. 1 mit Beschriftungsfeld 42x9 mm, Ultraweiss	94x94 mm	1	**WH27924200Z**	334 910 408
Abdeckplatte Gr. 1 mit Beschriftungsfeld 42x9 mm, Lichtgrau	94x94 mm	1	**WH27924203Z**	334 910 438
Abdeckplatte Gr. 1 mit Beschriftungsfeld 42x9 mm, Anthrazit	94x94 mm	1	**WH27924204Z**	334 910 448
Abdeckplatte Gr. 1 mit Beschriftungsfeld 42x9 mm, Schwarz	94x94 mm	1	**WH27924205Z**	334 910 458
Abdeckplatte Gr. 1 mit Beschriftungsfeld 42x9 mm, Beige	94x94 mm	1	**WH27924207Z**	334 910 418
Abdeckplatte Gr. 1 mit Beschriftungsfeld 42x9 mm, Braun	94x94 mm	1	**WH27924209Z**	334 910 498
Abdeckplatte Gr. 1 mit Beschriftungsfeld 42x9 mm, Arktis	94x94 mm	1	**WH27924243Z**	334 910 428
Abdeckplatte Gr. 1 mit Beschriftungsfeld 42x9 mm, Fjord	94x94 mm	1	**WH27924244Z**	334 910 548
Abdeckplatte Gr. 1 mit Beschriftungsfeld 42x9 mm, Ozean	94x94 mm	1	**WH27924248Z**	334 910 478
Abdeckplatte Gr. 1 mit Beschriftungsfeld 42x9 mm, Orient	94x94 mm	1	**WH27924247Z**	334 910 518
Abdeckplatte Gr. 1 mit Beschriftungsfeld 42x9 mm, Savanna	94x94 mm	1	**WH27924245Z**	334 910 488
Abdeckplatte Gr. 1 mit Beschriftungsfeld 42x9 mm, Canyon	94x94 mm	1	**WH27924246Z**	334 910 568

- Rahmen in Duroplast
- Arktis, Fjord, Savanna, Canyon, Orient und Ozean mit Premium Metallic Lackierung
- Eckbeleuchtung mit 4 LEDs
- für starke (WH297702Z) oder schwache (WH279901Z) Beleuchtung mittels Elektronikmodul separat zu bestellen
- 0.3 mA



WH27922200Z

Eckbeleuchtung Abdeckplatte Weiss

- ohne Elektronik

Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Eckbeleuchtung Weiss, Rahmen Ultraweiss	1	**WH27922200Z**	334 100 408
Eckbeleuchtung Weiss, Rahmen Lichtgrau	1	**WH27922203Z**	334 100 438
Eckbeleuchtung Weiss, Rahmen Anthrazit	1	**WH27922204Z**	334 100 448
Eckbeleuchtung Weiss, Rahmen Schwarz	1	**WH27922205Z**	334 100 458
Eckbeleuchtung Weiss, Rahmen Beige	1	**WH27922207Z**	334 100 418
Eckbeleuchtung Weiss, Rahmen Braun	1	**WH27922209Z**	334 100 498
Eckbeleuchtung Weiss, Rahmen Arktis	1	**WH27922243Z**	334 100 428
Eckbeleuchtung Weiss, Rahmen Fjord	1	**WH27922244Z**	334 100 548
Eckbeleuchtung Weiss, Rahmen Savanna	1	**WH27922245Z**	334 100 518
Eckbeleuchtung Weiss, Rahmen Canyon	1	**WH27922246Z**	334 100 478
Eckbeleuchtung Weiss, Rahmen Orient	1	**WH27922247Z**	334 100 568
Eckbeleuchtung Weiss, Rahmen Ozean	1	**WH27922248Z**	334 100 488



WH27922500Z

Eckbeleuchtung Abdeckplatte Grün

- ohne Elektronik

Eckbeleuchtung Grün, Rahmen Ultraweiss	1	**WH27922500Z**	334 106 408
Eckbeleuchtung Grün, Rahmen Lichtgrau	1	**WH27922503Z**	334 106 438
Eckbeleuchtung Grün, Rahmen Anthrazit	1	**WH27922504Z**	334 106 448
Eckbeleuchtung Grün, Rahmen Schwarz	1	**WH27922505Z**	334 106 458
Eckbeleuchtung Grün, Rahmen Beige	1	**WH27922507Z**	334 106 418
Eckbeleuchtung Grün, Rahmen Braun	1	**WH27922509Z**	334 106 498
Eckbeleuchtung Grün, Rahmen Arktis	1	**WH27922543Z**	334 106 428
Eckbeleuchtung Grün, Rahmen Fjord	1	**WH27922544Z**	334 106 548
Eckbeleuchtung Grün, Rahmen Savanna	1	**WH27922545Z**	334 106 518
Eckbeleuchtung Grün, Rahmen Canyon	1	**WH27922546Z**	334 106 478
Eckbeleuchtung Grün, Rahmen Orient	1	**WH27922547Z**	334 106 568
Eckbeleuchtung Grün, Rahmen Ozean	1	**WH27922548Z**	334 106 488



WH27922300Z

Eckbeleuchtung Abdeckplatte Rot

- ohne Elektronik

Eckbeleuchtung Rot, Rahmen Ultraweiss	1	**WH27922300Z**	334 105 408
Eckbeleuchtung Rot, Rahmen Lichtgrau	1	**WH27922303Z**	334 105 438
Eckbeleuchtung Rot, Rahmen Anthrazit	1	**WH27922304Z**	334 105 448
Eckbeleuchtung Rot, Rahmen Schwarz	1	**WH27922305Z**	334 105 458
Eckbeleuchtung Rot, Rahmen Beige	1	**WH27922307Z**	334 105 418
Eckbeleuchtung Rot, Rahmen Braun	1	**WH27922309Z**	334 105 498
Eckbeleuchtung Rot, Rahmen Arktis	1	**WH27922343Z**	334 105 428
Eckbeleuchtung Rot, Rahmen Fjord	1	**WH27922344Z**	334 105 548
Eckbeleuchtung Rot, Rahmen Savanna	1	**WH27922345Z**	334 105 518
Eckbeleuchtung Rot, Rahmen Canyon	1	**WH27922346Z**	334 105 478
Eckbeleuchtung Rot, Rahmen Orient	1	**WH27922347Z**	334 105 568
Eckbeleuchtung Rot, Rahmen Ozean	1	**WH27922348Z**	334 105 488

- Rahmen in Duroplast
- Arktis, Fjord, Savanna, Canyon, Orient und Ozean mit Premium Metallic Lackierung
- Eckbeleuchtung mit 4 LEDs
- für starke (WH297702Z) oder schwache (WH279901Z) Beleuchtung mittels Elektronikmodul separat zu bestellen
- 0.3 mA



WH27922600Z

Eckbeleuchtung Abdeckplatte Blau

- ohne Elektronik

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Eckbeleuchtung Blau, Rahmen Ultraweiss	1	**WH27922600Z**	334 107 408
Eckbeleuchtung Blau, Rahmen Lichtgrau	1	**WH27922603Z**	334 107 438
Eckbeleuchtung Blau, Rahmen Anthrazit	1	**WH27922604Z**	334 107 448
Eckbeleuchtung Blau, Rahmen Schwarz	1	**WH27922605Z**	334 107 458
Eckbeleuchtung Blau, Rahmen Beige	1	**WH27922607Z**	334 107 418
Eckbeleuchtung Blau, Rahmen Braun	1	**WH27922609Z**	334 107 498
Eckbeleuchtung Blau, Rahmen Arktis	1	**WH27922643Z**	334 107 428
Eckbeleuchtung Blau, Rahmen Fjord	1	**WH27922644Z**	334 107 548
Eckbeleuchtung Blau, Rahmen Savanna	1	**WH27922645Z**	334 107 518
Eckbeleuchtung Blau, Rahmen Canyon	1	**WH27922646Z**	334 107 478
Eckbeleuchtung Blau, Rahmen Orient	1	**WH27922647Z**	334 107 568
Eckbeleuchtung Blau, Rahmen Ozean	1	**WH27922648Z**	334 107 488



WH27922400Z

Eckbeleuchtung Abdeckplatte Gelb

- ohne Elektronik

Eckbeleuchtung Gelb, Rahmen Ultraweiss	1	**WH27922400Z**	334 108 408
Eckbeleuchtung Gelb, Rahmen Lichtgrau	1	**WH27922403Z**	334 108 438
Eckbeleuchtung Gelb, Rahmen Anthrazit	1	**WH27922404Z**	334 108 448
Eckbeleuchtung Gelb, Rahmen Schwarz	1	**WH27922405Z**	334 108 458
Eckbeleuchtung Gelb, Rahmen Beige	1	**WH27922407Z**	334 108 418
Eckbeleuchtung Gelb, Rahmen Braun	1	**WH27922409Z**	334 108 498
Eckbeleuchtung Gelb, Rahmen Arktis	1	**WH27922443Z**	334 108 428
Eckbeleuchtung Gelb, Rahmen Fjord	1	**WH27922444Z**	334 108 548
Eckbeleuchtung Gelb, Rahmen Savanna	1	**WH27922445Z**	334 108 518
Eckbeleuchtung Gelb, Rahmen Canyon	1	**WH27922446Z**	334 108 478
Eckbeleuchtung Gelb, Rahmen Orient	1	**WH27922447Z**	334 108 568
Eckbeleuchtung Gelb, Rahmen Ozean	1	**WH27922448Z**	334 108 488

- Rahmen in Duroplast
- Arktis, Fjord, Savanna, Canyon, Orient und Ozean mit Premium Metallic Lackierung
- Eckbeleuchtung mit 16 LEDs
- für starke (WH297702Z) oder schwache (WH279901Z) Beleuchtung mittels Elektronikmodul separat zu bestellen
- 1 mA



WH27923200Z

Randbeleuchtung Abdeckplatte Weiss

- ohne Elektronik

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Randbeleuchtung Weiss, Rahmen Ultraweiss	1	**WH27923200Z**	334 200 408
Randbeleuchtung Weiss, Rahmen Lichtgrau	1	**WH27923203Z**	334 200 438
Randbeleuchtung Weiss, Rahmen Anthrazit	1	**WH27923204Z**	334 200 448
Randbeleuchtung Weiss, Rahmen Schwarz	1	**WH27923205Z**	334 200 458
Randbeleuchtung Weiss, Rahmen Beige	1	**WH27923207Z**	334 200 418
Randbeleuchtung Weiss, Rahmen Braun	1	**WH27923209Z**	334 200 498
Randbeleuchtung Weiss, Rahmen Arktis	1	**WH27923243Z**	334 200 428
Randbeleuchtung Weiss, Rahmen Fjord	1	**WH27923244Z**	334 200 548
Randbeleuchtung Weiss, Rahmen Savanna	1	**WH27923245Z**	334 200 518
Randbeleuchtung Weiss, Rahmen Canyon	1	**WH27923246Z**	334 200 478
Randbeleuchtung Weiss, Rahmen Orient	1	**WH27923247Z**	334 200 568
Randbeleuchtung Weiss, Rahmen Ozean	1	**WH27923248Z**	334 200 488



WH27923500Z

Randbeleuchtung Abdeckplatte Grün

- ohne Elektronik

Randbeleuchtung Grün, Rahmen Ultraweiss	1	**WH27923500Z**	334 206 408
Randbeleuchtung Grün, Rahmen Lichtgrau	1	**WH27923503Z**	334 206 438
Randbeleuchtung Grün, Rahmen Anthrazit	1	**WH27923504Z**	334 206 448
Randbeleuchtung Grün, Rahmen Schwarz	1	**WH27923505Z**	334 206 458
Randbeleuchtung Grün, Rahmen Beige	1	**WH27923507Z**	334 206 418
Randbeleuchtung Grün, Rahmen Braun	1	**WH27923509Z**	334 206 498
Randbeleuchtung Grün, Rahmen Arktis	1	**WH27923543Z**	334 206 428
Randbeleuchtung Grün, Rahmen Fjord	1	**WH27923544Z**	334 206 548
Randbeleuchtung Grün, Rahmen Savanna	1	**WH27923545Z**	334 206 518
Randbeleuchtung Grün, Rahmen Canyon	1	**WH27923546Z**	334 206 478
Randbeleuchtung Grün, Rahmen Orient	1	**WH27923547Z**	334 206 568
Randbeleuchtung Grün, Rahmen Ozean	1	**WH27923548Z**	334 206 488



WH27923300Z

Randbeleuchtung Abdeckplatte Rot

- ohne Elektronik

Randbeleuchtung Rot, Rahmen Ultraweiss	1	**WH27923300Z**	334 205 408
Randbeleuchtung Rot, Rahmen Lichtgrau	1	**WH27923303Z**	334 205 438
Randbeleuchtung Rot, Rahmen Anthrazit	1	**WH27923304Z**	334 205 448
Randbeleuchtung Rot, Rahmen Schwarz	1	**WH27923305Z**	334 205 458
Randbeleuchtung Rot, Rahmen Beige	1	**WH27923307Z**	334 205 418
Randbeleuchtung Rot, Rahmen Braun	1	**WH27923309Z**	334 205 498
Randbeleuchtung Rot, Rahmen Arktis	1	**WH27923343Z**	334 205 428
Randbeleuchtung Rot, Rahmen Fjord	1	**WH27923344Z**	334 205 548
Randbeleuchtung Rot, Rahmen Savanna	1	**WH27923345Z**	334 205 518
Randbeleuchtung Rot, Rahmen Canyon	1	**WH27923346Z**	334 205 478
Randbeleuchtung Rot, Rahmen Orient	1	**WH27923347Z**	334 205 568
Randbeleuchtung Rot, Rahmen Ozean	1	**WH27923348Z**	334 205 488

- Rahmen in Duroplast
- Arktis, Fjord, Savanna, Canyon, Orient und Ozean mit Premium Metallic Lackierung
- Eckbeleuchtung mit 16 LEDs
- für starke (WH297702Z) oder schwache (WH279901Z) Beleuchtung mittels Elektronikmodul separat zu bestellen
- 1 mA



WH27923600Z

Randbeleuchtung Abdeckplatte Blau

- ohne Elektronik

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Randbeleuchtung Blau, Rahmen Ultraweiss	1	**WH27923600Z**	334 207 408
Randbeleuchtung Blau, Rahmen Lichtgrau	1	**WH27923603Z**	334 207 438
Randbeleuchtung Blau, Rahmen Anthrazit	1	**WH27923604Z**	334 207 448
Randbeleuchtung Blau, Rahmen Schwarz	1	**WH27923605Z**	334 207 458
Randbeleuchtung Blau, Rahmen Beige	1	**WH27923607Z**	334 207 418
Randbeleuchtung Blau, Rahmen Braun	1	**WH27923609Z**	334 207 498
Randbeleuchtung Blau, Rahmen Arktis	1	**WH27923643Z**	334 207 428
Randbeleuchtung Blau, Rahmen Fjord	1	**WH27923644Z**	334 207 548
Randbeleuchtung Blau, Rahmen Savanna	1	**WH27923645Z**	334 207 518
Randbeleuchtung Blau, Rahmen Canyon	1	**WH27923646Z**	334 207 478
Randbeleuchtung Blau, Rahmen Orient	1	**WH27923647Z**	334 207 568
Randbeleuchtung Blau, Rahmen Ozean	1	**WH27923648Z**	334 207 488



WH27923400Z

Randbeleuchtung Abdeckplatte Gelb

- ohne Elektronik

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Randbeleuchtung Gelb, Rahmen Ultraweiss	1	**WH27923400Z**	334 208 408
Randbeleuchtung Gelb, Rahmen Lichtgrau	1	**WH27923403Z**	334 208 438
Randbeleuchtung Gelb, Rahmen Anthrazit	1	**WH27923404Z**	334 208 448
Randbeleuchtung Gelb, Rahmen Schwarz	1	**WH27923405Z**	334 208 458
Randbeleuchtung Gelb, Rahmen Beige	1	**WH27923407Z**	334 208 418
Randbeleuchtung Gelb, Rahmen Braun	1	**WH27923409Z**	334 208 498
Randbeleuchtung Gelb, Rahmen Arktis	1	**WH27923443Z**	334 208 428
Randbeleuchtung Gelb, Rahmen Fjord	1	**WH27923444Z**	334 208 548
Randbeleuchtung Gelb, Rahmen Savanna	1	**WH27923445Z**	334 208 518
Randbeleuchtung Gelb, Rahmen Canyon	1	**WH27923446Z**	334 208 478
Randbeleuchtung Gelb, Rahmen Orient	1	**WH27923447Z**	334 208 568
Randbeleuchtung Gelb, Rahmen Ozean	1	**WH27923448Z**	334 208 488

	Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
WH279902Z	**Elektronik stark** - 1 mA			
	Elektronik stark (Schwarz)	1	**WH279902Z**	334 999 208
WH279901Z	**Elektronik schwach** - 0,3 mA			
	Elektronik schwach (Weiss)	1	**WH279901Z**	334 999 108

WH23923500Q

WH23923600Q

WH23930400Q

Bezeichnung		VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
AP-Gehäuse Gr. I, 88 x 88 mm, Höhe 54 mm				
- Nutzhöhe 44 mm				
AP-Gehäuse Gr. I, 54 mm, Ultraweiss		1	**WH23923500Q**	283 914 003
AP-Gehäuse Gr. I, 54 mm, Lichtgrau		1	**WH23923503Q**	283 914 033
AP-Gehäuse Gr. I, 54 mm, Anthrazit		1	**WH23923504Q**	283 914 043
AP-Gehäuse Gr. I, 54 mm, Schwarz		1	**WH23923505Q**	283 914 953
AP-Gehäuse Gr. I, 54 mm, Beige		1	**WH23923507Q**	283 914 913
AP-Gehäuse Gr. I, 54 mm, Braun		1	**WH23923509Q**	283 914 993
AP-Gehäuse Gr. I, 54 mm, Orange		1	**WH23923506Q**	283 914 963
AP-Gehäuse Gr. I, 88 x 88 mm, Höhe 64 mm				
- Nutzhöhe 54 mm				
AP-Gehäuse Gr. I, 64 mm, Ultraweiss		1	**WH23923600Q**	283 915 003
AP-Gehäuse Gr. I, 64 mm, Lichtgrau		1	**WH23923603Q**	283 915 033
AP-Gehäuse Gr. I, 64 mm, Anthrazit		1	**WH23923604Q**	283 915 043
AP-Gehäuse Gr. I, 64 mm, Schwarz		1	**WH23923605Q**	283 915 953
AP-Gehäuse Gr. I, 64 mm, Beige		1	**WH23923607Q**	283 915 913
AP-Gehäuse Gr. I, 64 mm, Braun		1	**WH23923609Q**	283 915 993
AP-Gehäuse Gr. I, 64 mm, Orange		1	**WH23923606Q**	283 915 963
AP-Gehäuse Gr. 2x1, 148 x 88 mm, Höhe 54 mm				
- Nutzhöhe 44 mm				
AP-Gehäuse Gr. 2x1, 54 mm, Ultraweiss		1	**WH23930400Q**	283 024 003
AP-Gehäuse Gr. 2x1, 54 mm, Lichtgrau		1	**WH23930403Q**	283 024 033
AP-Gehäuse Gr. 2x1, 54 mm, Anthrazit		1	**WH23930404Q**	283 024 043
AP-Gehäuse Gr. 2x1, 54 mm, Schwarz		1	**WH23930405Q**	283 024 953
AP-Gehäuse Gr. 2x1, 54 mm, Beige		1	**WH23930407Q**	283 024 913
AP-Gehäuse Gr. 2x1, 54 mm, Braun		1	**WH23930409Q**	283 024 993

Die Kopfzeile besteht aus Abdeckplatte, Befestigungsplatte und Montagepreis. Die Kombinationsapparate für Kombinationen (Bauart A) werden separat in der Reihenfolge von links nach rechts und von oben nach unten aufgeführt.

▶ Seite 600



WH25910100C

UP, 2-Punkt Befestigung, kallysto.line, Ultraweiss

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x1, Ultraweiss	152x92 mm	1	**WH25910100C**	383 111 008
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x2, Ultraweiss	92x152 mm	1	**WH25910200C**	383 102 008
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x1, Ultraweiss	212x92 mm	1	**WH25910300C**	383 121 008
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x3, Ultraweiss	92x212 mm	1	**WH25910400C**	383 103 008
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x1, Ultraweiss	272x92 mm	1	**WH25910500C**	383 131 008
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x4, Ultraweiss	92x272 mm	1	**WH25910600C**	383 104 008
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x2, Ultraweiss	212x152 mm	1	**WH25910800C**	383 122 008
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x3, Ultraweiss	152x212 mm	1	**WH25910900C**	383 113 008
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x2, Ultraweiss	212x152 mm	1	**WH25911000C**	383 132 008
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x4, Ultraweiss	152x212 mm	1	**WH25911100C**	383 114 008
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x3, Ultraweiss	272x212 mm	1	**WH25911300C**	383 133 008
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x4, Ultraweiss	212x272 mm	1	**WH25911400C**	383 115 008
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x3, Ultraweiss	152x152 mm	1	**WH25910700C**	383 112 008
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x3, Ultraweiss	212x212 mm	1	**WH25911200C**	383 123 008



WH25910103C

UP, 2-Punkt Befestigung, kallysto.line, Lichtgrau

UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x1, Lichtgrau	152x92 mm	1	**WH25910103C**	383 111 038
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x2, Lichtgrau	92x152 mm	1	**WH25910203C**	383 102 038
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x1, Lichtgrau	212x92 mm	1	**WH25910303C**	383 121 038
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x3, Lichtgrau	92x212 mm	1	**WH25910403C**	383 103 038
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x1, Lichtgrau	272x92 mm	1	**WH25910503C**	383 131 038
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x4, Lichtgrau	92x272 mm	1	**WH25910603C**	383 104 038
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x2, Lichtgrau	212x152 mm	1	**WH25910803C**	383 122 038
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x3, Lichtgrau	152x212 mm	1	**WH25910903C**	383 113 038
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x2, Lichtgrau	212x152 mm	1	**WH25911003C**	383 132 038
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x4, Lichtgrau	152x212 mm	1	**WH25911103C**	383 114 038
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x3, Lichtgrau	272x212 mm	1	**WH25911303C**	383 133 038
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x4, Lichtgrau	212x272 mm	1	**WH25911403C**	383 115 038
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x2, Lichtgrau	152x152 mm	1	**WH25910703C**	383 112 038
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x3, Lichtgrau	212x212 mm	1	**WH25911203C**	383 123 038



WH25910104C

UP, 2-Punkt Befestigung, kallysto.line, Anthrazit

UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x1, Anthrazit	152x92 mm	1	**WH25910104C**	383 111 048
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x2, Anthrazit	92x152 mm	1	**WH25910204C**	383 102 048
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x1, Anthrazit	212x92 mm	1	**WH25910304C**	383 121 048
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x3, Anthrazit	92x212 mm	1	**WH25910404C**	383 103 048
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x1, Anthrazit	272x92 mm	1	**WH25910504C**	383 131 048
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x4, Anthrazit	92x272 mm	1	**WH25910604C**	383 104 048
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x2, Anthrazit	212x152 mm	1	**WH25910804C**	383 122 048
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x3, Anthrazit	152x212 mm	1	**WH25910904C**	383 113 048
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x2, Anthrazit	212x152 mm	1	**WH25911004C**	383 132 048
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x4, Anthrazit	152x212 mm	1	**WH25911104C**	383 114 048
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x3, Anthrazit	272x212 mm	1	**WH25911304C**	383 133 048
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x4, Anthrazit	212x272 mm	1	**WH25911404C**	383 115 048
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x2, Anthrazit	152x152 mm	1	**WH25910704C**	383 112 048
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x3, Anthrazit	212x212 mm	1	**WH25911204C**	383 123 048



WH25910105C

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
UP, 2-Punkt Befestigung, kallysto.line, Schwarz				
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x1, Schwarz	152x92 mm	1	**WH25910105C**	383 111 058
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x2, Schwarz	92x152 mm	1	**WH25910205C**	383 102 058
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x1, Schwarz	212x92 mm	1	**WH25910305C**	383 121 058
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x3, Schwarz	92x212 mm	1	**WH25910405C**	383 103 058
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x1, Schwarz	272x92 mm	1	**WH25910505C**	383 131 058
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x4, Schwarz	92x272 mm	1	**WH25910605C**	383 104 058
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x2, Schwarz	212x152 mm	1	**WH25910805C**	383 122 058
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x3, Schwarz	152x212 mm	1	**WH25910905C**	383 113 058
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x2, Schwarz	212x152 mm	1	**WH25911005C**	383 132 058
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x4, Schwarz	152x212 mm	1	**WH25911105C**	383 114 058
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x3, Schwarz	272x212 mm	1	**WH25911305C**	383 133 058
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x4, Schwarz	212x272 mm	1	**WH25911405C**	383 115 058
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x2, Schwarz	152x152 mm	1	**WH25910705C**	383 112 058
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x3, Schwarz	212x212 mm	1	**WH25911205C**	383 123 058



WH25910107C

UP, 2-Punkt Befestigung, kallysto.line, Beige				
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x1, Beige	152x92 mm	1	**WH25910107C**	383 111 018
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x2, Beige	92x152 mm	1	**WH25910207C**	383 102 018
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x1, Beige	212x92 mm	1	**WH25910307C**	383 121 018
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x3, Beige	92x212 mm	1	**WH25910407C**	383 103 018
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x1, Beige	272x92 mm	1	**WH25910507C**	383 131 018
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x4, Beige	92x272 mm	1	**WH25910607C**	383 104 018
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x2, Beige	212x152 mm	1	**WH25910807C**	383 122 018
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x3, Beige	152x212 mm	1	**WH25910907C**	383 113 018
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x2, Beige	212x152 mm	1	**WH25911007C**	383 132 018
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x4, Beige	152x212 mm	1	**WH25911107C**	383 114 018
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x3, Beige	272x212 mm	1	**WH25911307C**	383 133 018
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x4, Beige	212x272 mm	1	**WH25911407C**	383 115 018
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x2, Beige	152x152 mm	1	**WH25910707C**	383 112 018
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x3, Beige	212x212 mm	1	**WH25911207C**	383 123 018



WH25910109C

UP, 2-Punkt Befestigung, kallysto.line, Braun				
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x1, Braun	152x92 mm	1	**WH25910109C**	383 111 098
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x2, Braun	92x152 mm	1	**WH25910209C**	383 102 098
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x1, Braun	212x92 mm	1	**WH25910309C**	383 121 098
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x3, Braun	92x212 mm	1	**WH25910409C**	383 103 098
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x1, Braun	272x92 mm	1	**WH25910509C**	383 131 098
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x4, Braun	92x272 mm	1	**WH25910609C**	383 104 098
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x2, Braun	212x152 mm	1	**WH25910809C**	383 122 098
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x3, Braun	152x212 mm	1	**WH25910909C**	383 113 098
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x2, Braun	212x152 mm	1	**WH25911009C**	383 132 098
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x4, Braun	152x212 mm	1	**WH25911109C**	383 114 098
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x3, Braun	272x212 mm	1	**WH25911309C**	383 133 098
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x4, Braun	212x272 mm	1	**WH25911409C**	383 115 098
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x2, Braun	152x152 mm	1	**WH25910709C**	383 112 098
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x3, Braun	212x212 mm	1	**WH25911209C**	383 123 098

Die Kopfzeile besteht aus Abdeckplatte, Befestigungsplatte und Montagepreis. Die Kombinationsapparate für Kombinationen (Bauart A) werden separat in der Reihenfolge von links nach rechts und von oben nach unten aufgeführt.

▶ Seite 600



WH26910100C

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
UP, 2-Punkt Befestigung, kallysto.trend, Ultraweiss				
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x1, Ultraweiss	154x94 mm	1	**WH26910100C**	383 111 208
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x2, Ultraweiss	94x154 mm	1	**WH26910200C**	383 104 208
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x1, Ultraweiss	214x94 mm	1	**WH26910300C**	383 121 208
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x3, Ultraweiss	94x214 mm	1	**WH26910400C**	383 103 208
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x1, Ultraweiss	274x94 mm	1	**WH26910500C**	383 131 208
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x4, Ultraweiss	94x274 mm	1	**WH26910600C**	383 104 208
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x2, Ultraweiss	214x154 mm	1	**WH26910800C**	383 122 208
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x3, Ultraweiss	154x214 mm	1	**WH26910900C**	383 113 208
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x2, Ultraweiss	214x154 mm	1	**WH26911000C**	383 134 208
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x4, Ultraweiss	154x214 mm	1	**WH26911100C**	383 114 208
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x3, Ultraweiss	274x214 mm	1	**WH26911300C**	383 133 208
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x4, Ultraweiss	214x274 mm	1	**WH26911400C**	383 115 208
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x2, Ultraweiss	154x154 mm	1	**WH26910700C**	383 114 208
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x3, Ultraweiss	214x214 mm	1	**WH26911200C**	383 123 208



WH26910103C

UP, 2-Punkt Befestigung, kallysto.trend, Lichtgrau				
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x1, Lichtgrau	154x94 mm	1	**WH26910103C**	383 111 238
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x2, Lichtgrau	94x154 mm	1	**WH26910203C**	383 102 238
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x1, Lichtgrau	214x94 mm	1	**WH26910303C**	383 121 238
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x3, Lichtgrau	94x214 mm	1	**WH26910403C**	383 103 238
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x1, Lichtgrau	274x94 mm	1	**WH26910503C**	383 131 238
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x4, Lichtgrau	94x274 mm	1	**WH26910603C**	383 104 238
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x2, Lichtgrau	214x154 mm	1	**WH26910803C**	383 122 238
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x3, Lichtgrau	154x214 mm	1	**WH26910903C**	383 113 238
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x2, Lichtgrau	214x154 mm	1	**WH26911003C**	383 132 238
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x4, Lichtgrau	154x214 mm	1	**WH26911103C**	383 114 238
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x3, Lichtgrau	274x214 mm	1	**WH26911303C**	383 133 238
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x4, Lichtgrau	214x274 mm	1	**WH26911403C**	383 115 238
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x2, Lichtgrau	154x154 mm	1	**WH26910703C**	383 112 238
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x3, Lichtgrau	214x214 mm	1	**WH26911203C**	383 123 238

WH26910104C

UP, 2-Punkt Befestigung, kallysto.trend, Anthrazit				
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x1, Anthrazit	154x94 mm	1	**WH26910104C**	383 111 248
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x2, Anthrazit	94x154 mm	1	**WH26910204C**	383 102 248
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x1, Anthrazit	214x94 mm	1	**WH26910304C**	383 121 248
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x3, Anthrazit	94x214 mm	1	**WH26910404C**	383 103 248
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x1, Anthrazit	274x94 mm	1	**WH26910504C**	383 131 248
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x4, Anthrazit	94x274 mm	1	**WH26910604C**	383 104 248
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x2, Anthrazit	214x154 mm	1	**WH26910804C**	383 122 248
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x3, Anthrazit	154x214 mm	1	**WH26910904C**	383 113 248
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x2, Anthrazit	214x154 mm	1	**WH26911004C**	383 132 248
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x4, Anthrazit	154x214 mm	1	**WH26911104C**	383 114 248
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x3, Anthrazit	274x214 mm	1	**WH26911304C**	383 133 248
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x4, Anthrazit	214x274 mm	1	**WH26911404C**	383 115 248
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x2, Anthrazit	154x154 mm	1	**WH26910704C**	383 112 248
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x3, Anthrazit	214x214 mm	1	**WH26911204C**	383 123 248

WH26910105C

UP, 2-Punkt Befestigung, kallysto.trend, Schwarz

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x1, Schwarz	154x94 mm	1	**WH26910105C**	383 111 258
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x2, Schwarz	94x154 mm	1	**WH26910205C**	383 102 258
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x1, Schwarz	214x94 mm	1	**WH26910305C**	383 121 258
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x3, Schwarz	94x214 mm	1	**WH26910405C**	383 103 258
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x1, Schwarz	274x94 mm	1	**WH26910505C**	383 131 258
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x4, Schwarz	94x274 mm	1	**WH26910605C**	383 104 258
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x2, Schwarz	214x154 mm	1	**WH26910805C**	383 122 258
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x3, Schwarz	154x214 mm	1	**WH26910905C**	383 113 258
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x2, Schwarz	214x154 mm	1	**WH26911005C**	383 132 258
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x4, Schwarz	154x214 mm	1	**WH26911105C**	383 114 258
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x3, Schwarz	274x214 mm	1	**WH26911305C**	383 133 258
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x4, Schwarz	214x274 mm	1	**WH26911405C**	383 115 258
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x2, Schwarz	154x154 mm	1	**WH26910705C**	383 112 258
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x3, Schwarz	214x214 mm	1	**WH26911205C**	383 123 258


WH26910107C

UP, 2-Punkt Befestigung, kallysto.trend, Beige

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x1, Beige	154x94 mm	1	**WH26910107C**	383 111 218
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x2, Beige	94x154 mm	1	**WH26910207C**	383 102 218
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x1, Beige	214x94 mm	1	**WH26910307C**	383 121 218
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x3, Beige	94x214 mm	1	**WH26910407C**	383 103 218
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x1, Beige	274x94 mm	1	**WH26910507C**	383 131 218
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x4, Beige	94x274 mm	1	**WH26910607C**	383 104 218
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x2, Beige	214x154 mm	1	**WH26910807C**	383 122 218
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x3, Beige	154x214 mm	1	**WH26910907C**	383 113 218
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x2, Beige	214x154 mm	1	**WH26911007C**	383 132 218
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x4, Beige	154x214 mm	1	**WH26911107C**	383 114 218
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x3, Beige	274x214 mm	1	**WH26911307C**	383 133 218
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x4, Beige	214x274 mm	1	**WH26911407C**	383 115 218
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x2, Beige	154x154 mm	1	**WH26910707C**	383 112 218
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x3, Beige	214x214 mm	1	**WH26911207C**	383 123 218


WH26910109C

UP, 2-Punkt Befestigung, kallysto.trend, Braun

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x1, Braun	154x94 mm	1	**WH26910109C**	383 111 298
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x2, Braun	94x154 mm	1	**WH26910209C**	383 102 298
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x1, Braun	214x94 mm	1	**WH26910309C**	383 121 298
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x3, Braun	94x214 mm	1	**WH26910409C**	383 103 298
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x1, Braun	274x94 mm	1	**WH26910509C**	383 131 298
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x4, Braun	94x274 mm	1	**WH26910609C**	383 104 298
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x2, Braun	214x154 mm	1	**WH26910809C**	383 122 298
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x3, Braun	154x214 mm	1	**WH26910909C**	383 113 298
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x2, Braun	214x154 mm	1	**WH26911009C**	383 132 298
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x4, Braun	154x214 mm	1	**WH26911109C**	383 114 298
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x3, Braun	274x214 mm	1	**WH26911309C**	383 133 298
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x4, Braun	214x274 mm	1	**WH26911409C**	383 115 298
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x2, Braun	154x154 mm	1	**WH26910709C**	383 112 298
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x3, Braun	214x214 mm	1	**WH26911209C**	383 123 298

Die Kopfzeile besteht aus Abdeckplatte, Befestigungsplatte und Montagepreis. Die Kombinationsapparate für Kombinationen (Bauart A) werden separat in der Reihenfolge von links nach rechts und von oben nach unten aufgeführt.

▶ Seite 600



WH27910100C

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
UP, 2-Punkt Befestigung, kallysto.pro, Ultraweiss				
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x1, Ultraweiss	154x94 mm	1	**WH27910100C**	383 111 408
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x2, Ultraweiss	94x154 mm	1	**WH27910200C**	383 102 408
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x1, Ultraweiss	214x94 mm	1	**WH27910300C**	383 121 408
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x3, Ultraweiss	94x214 mm	1	**WH27910400C**	383 103 408
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x1, Ultraweiss	274x94 mm	1	**WH27910500C**	383 131 408
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x4, Ultraweiss	94x274 mm	1	**WH27910600C**	383 104 408
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x2, Ultraweiss	214x154 mm	1	**WH27910800C**	383 122 408
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x3, Ultraweiss	154x214 mm	1	**WH27910900C**	383 113 408
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x2, Ultraweiss	214x154 mm	1	**WH27911000C**	383 132 408
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x4, Ultraweiss	154x214 mm	1	**WH27911100C**	383 114 408
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x3, Ultraweiss	274x214 mm	1	**WH27911300C**	383 133 408
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x4, Ultraweiss	214x274 mm	1	**WH27911400C**	383 115 408
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x2, Ultraweiss	154x154 mm	1	**WH27910700C**	383 112 408
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x3, Ultraweiss	214x214 mm	1	**WH27911200C**	383 123 408



WH27910103C

UP, 2-Punkt Befestigung, kallysto.pro, Lichtgrau				
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x1, Lichtgrau	154x94 mm	1	**WH27910103C**	383 111 438
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x2, Lichtgrau	94x154 mm	1	**WH27910203C**	383 102 438
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x1, Lichtgrau	214x94 mm	1	**WH27910303C**	383 121 438
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x3, Lichtgrau	94x214 mm	1	**WH27910403C**	383 103 438
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x1, Lichtgrau	274x94 mm	1	**WH27910503C**	383 131 438
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x4, Lichtgrau	94x274 mm	1	**WH27910603C**	383 104 438
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x2, Lichtgrau	214x154 mm	1	**WH27910803C**	383 122 438
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x3, Lichtgrau	154x214 mm	1	**WH27910903C**	383 113 438
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x2, Lichtgrau	214x154 mm	1	**WH27911003C**	383 132 438
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x4, Lichtgrau	154x214 mm	1	**WH27911103C**	383 114 438
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x3, Lichtgrau	274x214 mm	1	**WH27911303C**	383 133 438
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x4, Lichtgrau	214x274 mm	1	**WH27911403C**	383 115 438
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x2, Lichtgrau	154x154 mm	1	**WH27910703C**	383 112 438
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x3, Lichtgrau	214x214 mm	1	**WH27911203C**	383 123 438



WH27910104C

UP, 2-Punkt Befestigung, kallysto.pro, Anthrazit				
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x1, Anthrazit	154x94 mm	1	**WH27910104C**	383 111 448
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x2, Anthrazit	94x154 mm	1	**WH27910204C**	383 102 448
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x1, Anthrazit	214x94 mm	1	**WH27910304C**	383 121 448
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x3, Anthrazit	94x214 mm	1	**WH27910404C**	383 103 448
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x1, Anthrazit	274x94 mm	1	**WH27910504C**	383 131 448
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x4, Anthrazit	94x274 mm	1	**WH27910604C**	383 104 448
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x2, Anthrazit	214x154 mm	1	**WH27910804C**	383 122 448
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x3, Anthrazit	154x214 mm	1	**WH27910904C**	383 113 448
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x2, Anthrazit	214x154 mm	1	**WH27911004C**	383 132 448
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x4, Anthrazit	154x214 mm	1	**WH27911104C**	383 114 448
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x3, Anthrazit	274x214 mm	1	**WH27911304C**	383 133 448
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x4, Anthrazit	214x274 mm	1	**WH27911404C**	383 115 448
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x2, Anthrazit	154x154 mm	1	**WH27910704C**	383 112 448
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x3, Anthrazit	214x214 mm	1	**WH27911204C**	383 123 448



WH27910105C

UP, 2-Punkt Befestigung, kallysto.pro, Schwarz

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x1, Schwarz	154x94 mm	1	**WH27910105C**	383 111 458
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x2, Schwarz	94x154 mm	1	**WH27910205C**	383 102 458
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x1, Schwarz	214x94 mm	1	**WH27910305C**	383 121 458
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x3, Schwarz	94x214 mm	1	**WH27910405C**	383 103 458
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x1, Schwarz	274x94 mm	1	**WH27910505C**	383 131 458
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x4, Schwarz	94x274 mm	1	**WH27910605C**	383 104 458
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x2, Schwarz	214x154 mm	1	**WH27910805C**	383 122 458
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x3, Schwarz	154x214 mm	1	**WH27910905C**	383 113 458
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x2, Schwarz	214x154 mm	1	**WH27911005C**	383 132 458
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x4, Schwarz	154x214 mm	1	**WH27911105C**	383 114 458
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x3, Schwarz	274x214 mm	1	**WH27911305C**	383 133 458
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x4, Schwarz	214x274 mm	1	**WH27911405C**	383 115 458
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x2, Schwarz	154x154 mm	1	**WH27910705C**	383 112 458
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x3, Schwarz	214x214 mm	1	**WH27911205C**	383 123 458



WH27910107C

UP, 2-Punkt Befestigung, kallysto.pro, Beige

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x1, Beige	154x94 mm	1	**WH27910107C**	383 111 418
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x2, Beige	94x154 mm	1	**WH27910207C**	383 102 418
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x1, Beige	214x94 mm	1	**WH27910307C**	383 121 418
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x3, Beige	94x214 mm	1	**WH27910407C**	383 103 418
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x1, Beige	274x94 mm	1	**WH27910507C**	383 131 418
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x4, Beige	94x274 mm	1	**WH27910607C**	383 104 418
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x2, Beige	214x154 mm	1	**WH27910807C**	383 122 418
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x3, Beige	154x214 mm	1	**WH27910907C**	383 113 418
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x2, Beige	214x154 mm	1	**WH27911007C**	383 132 418
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x4, Beige	154x214 mm	1	**WH27911107C**	383 114 418
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x3, Beige	274x214 mm	1	**WH27911307C**	383 133 418
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x4, Beige	214x274 mm	1	**WH27911407C**	383 115 418
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x2, Beige	154x154 mm	1	**WH27910707C**	383 112 418
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x3, Beige	214x214 mm	1	**WH27911207C**	383 123 418



WH27910109C

UP, 2-Punkt Befestigung, kallysto.pro, Braun

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x1, Braun	154x94 mm	1	**WH27910109C**	383 111 498
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x2, Braun	94x154 mm	1	**WH27910209C**	383 102 498
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x1, Braun	214x94 mm	1	**WH27910309C**	383 121 498
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x3, Braun	94x214 mm	1	**WH27910409C**	383 103 498
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x1, Braun	274x94 mm	1	**WH27910509C**	383 131 498
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x4, Braun	94x274 mm	1	**WH27910609C**	383 104 498
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x2, Braun	214x154 mm	1	**WH27910809C**	383 122 498
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x3, Braun	154x214 mm	1	**WH27910909C**	383 113 498
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x2, Braun	214x154 mm	1	**WH27911009C**	383 132 498
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x4, Braun	154x214 mm	1	**WH27911109C**	383 114 498
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x3, Braun	274x214 mm	1	**WH27911309C**	383 133 498
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x4, Braun	214x274 mm	1	**WH27911409C**	383 115 498
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x2, Braun	154x154 mm	1	**WH27910709C**	383 112 498
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x3, Braun	214x214 mm	1	**WH27911209C**	383 123 498

WH23910100Q

WH23910200Q

Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
AP-Gehäuse 2-Punkt Befestigung, senkrecht			
- 2-Punkt Befestigung - 148 x 88 mm. H = 54 mm			
AP-Kopfzeile senkrecht 2x1, Ultraweiss	1	**WH23910100Q**	283 022 003
AP-Kopfzeile senkrecht 2x1, Lichtgrau	1	**WH23910103Q**	283 022 033
AP-Kopfzeile senkrecht 2x1, Anthrazit	1	**WH23910104Q**	283 022 043
AP-Kopfzeile senkrecht 2x1, Schwarz	1	**WH23910105Q**	283 022 953
AP-Kopfzeile senkrecht 2x1, Beige	1	**WH23910107Q**	283 022 913
AP-Kopfzeile senkrecht 2x1, Braun	1	**WH23910109Q**	283 022 993
AP-Gehäuse 2-Punkt Befestigung, waagerecht			
- 2-Punkt Befestigung - 88 x 148 mm. H = 54 mm			
AP-Kopfzeile waagerecht 1x2, Ultraweiss	1	**WH23910200Q**	283 122 003
AP-Kopfzeile waagerecht 1x2, Lichtgrau	1	**WH23910203Q**	283 122 033
AP-Kopfzeile waagerecht 1x2, Anthrazit	1	**WH23910204Q**	283 122 043
AP-Kopfzeile waagerecht 1x2, Schwarz	1	**WH23910205Q**	283 122 953
AP-Kopfzeile waagerecht 1x2, Beige	1	**WH23910207Q**	283 122 913
AP-Kopfzeile waagerecht 1x2, Braun	1	**WH23910209Q**	283 122 993



WH23960600Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
AP-Erhöhungsrahmen für kallysto.line			
- Für Apparate Gr.I die ideale Lösung wenn die Einbautiefe zu gering ist, ohne die Installation zu ändern. - Mass: 92 x 92 x 15 mm			
Erhöhungsrahmen Ultraweiss	1	**WH23960600Z**	283 991 003
Erhöhungsrahmen Lichtgrau	1	**WH23960603Z**	283 991 033
Erhöhungsrahmen Anthrazit	1	**WH23960604Z**	283 991 043
Erhöhungsrahmen Schwarz	1	**WH23960605Z**	283 991 953
Erhöhungsrahmen Beige	1	**WH23960607Z**	283 991 913
Erhöhungsrahmen Braun	1	**WH23960609Z**	283 991 993

kallysto.art
Abdeckplatten

Der Schalter für Individualisten: kallysto.art integriert exklusive Materialien wie Glas, Edelstahl, Aluminium, Schiefer und Schweizer Holz in ansprechen de Designs. Die Holzrahmen in den vier Ausführungen Esche, Nussbaum, Birnbaum und Räuchereiche sorgen für ein natürliches Interieur.

Swiss made

02

Seite

Abdeckplatten für UP-Anwendung	280

kallysto.art

kallysto.art-Palette
Stil im kunstvollen Rahmen

Manche mögen's edel. Mit kallysto.art lassen sich Schalter und Steckdosen perfekt auf den Wohnstil des Benutzers abstimmen. Den Kombinationsmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt: Die Abdeckrahmen präsentieren sich in elf schönen Echtmaterial-Varianten. Es können alle Einsätze und Tasterknöpfe der Linien kallysto.line, kallysto.trend und kallysto.pro integriert werden. Erhältlich sind die Rahmen durchgängig in den Grössen 1 bis 3x4 und 4x3.

Esche

Birnbaum

Nussbaum

Räuchereiche

Glas Weiss

Glas verspiegelt

Edelstahl geschliffen

Aluminium Nature

Aluminium Weiss

Aluminium Schwarz

Schiefer Schwarz

Material:
- Rahmen aus Echtmaterial wie Glas, Edelstahl, Aluminium oder Schiefer
- Trägerplatte aus Thermoplast

- für UP-Anwendung

▶ Seite 600


WH24920250Z

Abdeckplatten, Glas weiss

Bezeichnung	Grösse	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Abdeckplatte Gr. 1, Glas Weiss	94x94 mm	1	**WH24920250Z**	334 611 003
Abdeckplatte Gr. 2x1, 1x2, Glas Weiss	154x94 mm	1	**WH24930350Z**	334 612 003
Abdeckplatte Gr. 2x2, Glas Weiss	154x154 mm	1	**WH24931150Z**	334 620 003
Abdeckplatte Gr. 3x1, 1x3, Glas Weiss	214x94 mm	1	**WH24930650Z**	334 613 003
Abdeckplatte Gr. 3x2, 2x3, Glas Weiss	214x154 mm	1	**WH24941150Z**	334 632 003
Abdeckplatte Gr. 3x3, Glas Weiss	214x214 mm	1	**WH24941550Z**	334 633 003
Abdeckplatte Gr. 4x1, 1x4, Glas Weiss	274x94 mm	1	**WH24930950Z**	334 614 003
Abdeckplatte Gr. 4x2, 2x4, Glas Weiss	274x154 mm	1	**WH24941250Z**	334 642 003
Abdeckplatte Gr. 4x3, 3x4, Glas Weiss	274x214 mm	1	**WH24941750Z**	334 643 003


WH24920255Z

Abdeckplatten, Glas verspiegelt

Bezeichnung	Grösse	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Abdeckplatte Gr. 1, Glas verspiegelt	94x94 mm	1	**WH24920255Z**	334 511 003
Abdeckplatte Gr. 2x1, 1x2, Glas verspiegelt	154x94 mm	1	**WH24930355Z**	334 512 003
Abdeckplatte Gr. 2x2, Glas verspiegelt	154x154 mm	1	**WH24931155Z**	334 520 003
Abdeckplatte Gr. 3x1, 1x3, Glas verspiegelt	214x94 mm	1	**WH24930655Z**	334 513 003
Abdeckplatte Gr. 3x2, 2x3, Glas verspiegelt	214x154 mm	1	**WH24941155Z**	334 532 003
Abdeckplatte Gr. 3x3, Glas verspiegelt	214x214 mm	1	**WH24941555Z**	334 533 003
Abdeckplatte Gr. 4x1, 1x4, Glas verspiegelt	274x94 mm	1	**WH24930955Z**	334 514 003
Abdeckplatte Gr. 4x2, 2x4, Glas verspiegelt	274x154 mm	1	**WH24941255Z**	334 542 003
Abdeckplatte Gr. 4x3 ,3x4, Glas verspiegelt	274x214 mm	1	**WH24941755Z**	334 543 003

WH24920288Z

Abdeckplatten, Edelstahl geschliffen

Bezeichnung	Grösse	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Abdeckplatte Gr.1, Edelstahl geschliffen	94x94mm	1	**WH24920288Z**	334 110 003
Abdeckplatte Gr.2x1, Edelstahl geschliffen	154x94mm	1	**WH24930388Z**	334 812 003
Abdeckplatte Gr.1x2, Edelstahl geschliffen	94x154mm	1	**WH24930488Z**	334 210 003
Abdeckplatte Gr.2x2, Edelstahl geschliffen	154x154mm	1	**WH24931188Z**	334 820 003
Abdeckplatte Gr.3x1, Edelstahl geschliffen	214x94mm	1	**WH24930688Z**	334 813 003
Abdeckplatte Gr.1x3, Edelstahl geschliffen	94x214mm	1	**WH24930788Z**	334 310 003
Abdeckplatte Gr.3x2, Edelstahl geschliffen	214x154mm	1	**WH24941188Z**	334 832 003
Abdeckplatte Gr.2x3, Edelstahl geschliffen	154x214mm	1	**WH24941688Z**	334 230 003
Abdeckplatte Gr.3x3, Edelstahl geschliffen	214x214mm	1	**WH24941588Z**	334 833 003
Abdeckplatte Gr.4x1, Edelstahl geschliffen	274x94mm	1	**WH24930988Z**	334 814 003
Abdeckplatte Gr.1x4, Edelstahl geschliffen	94x274mm	1	**WH24931088Z**	334 410 003
Abdeckplatte Gr.4x2, Edelstahl geschliffen	274x154mm	1	**WH24941288Z**	334 842 003
Abdeckplatte Gr.2x4, Edelstahl geschliffen	154x274mm	1	**WH24941388Z**	334 240 003
Abdeckplatte Gr.4x3, Edelstahl geschliffen	274x214mm	1	**WH24941788Z**	334 843 003
Abdeckplatte Gr.3x4, Edelstahl geschliffen	214x274mm	1	**WH24941888Z**	334 340 003

WH24920274Z

Abdeckplatten, Aluminium nature

Bezeichnung	Grösse	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Abdeckplatte Gr. 1, Aluminium natur	94x94 mm	1	**WH24920274Z**	334 411 003
Abdeckplatte Gr. 2x1, 1x2, Aluminium natur	154x94 mm	1	**WH24930374Z**	334 412 003
Abdeckplatte Gr. 2x2, Aluminium natur	154x154 mm	1	**WH24931174Z**	334 420 003
Abdeckplatte Gr. 3x1, 1x3, Aluminium natur	214x94 mm	1	**WH24930674Z**	334 413 003
Abdeckplatte Gr. 3x2, 2x3, Aluminium natur	214x154 mm	1	**WH24941174Z**	334 432 003
Abdeckplatte Gr. 3x3, Aluminium natur	214x214 mm	1	**WH24941574Z**	334 433 003
Abdeckplatte Gr. 4x1, 1x4, Aluminium natur	274x94 mm	1	**WH24930974Z**	334 414 003
Abdeckplatte Gr. 4x2, 2x4, Aluminium natur	274x154 mm	1	**WH24941274Z**	334 442 003
Abdeckplatte Gr. 4x3, 3x4, Aluminium natur	274x214 mm	1	**WH24941774Z**	334 443 003

WH24920276Z

WH24920275Z


WH24920285Z

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Abdeckplatten, Aluminium weiss				
Abdeckplatte Gr. 1, Aluminium weiss	94x94 mm	1	**WH24920276Z**	334 011 003
Abdeckplatte Gr. 2x1, 1x2, Aluminium weiss	154x94 mm	1	**WH24930376Z**	334 012 003
Abdeckplatte Gr. 2x2, Aluminium weiss	154x154 mm	1	**WH24931176Z**	334 020 003
Abdeckplatte Gr. 3x1, 1x3, Aluminium weiss	214x94 mm	1	**WH24930676Z**	334 020 003
Abdeckplatte Gr. 3x2, 2x3, Aluminium weiss	214x154 mm	1	**WH24941176Z**	334 032 003
Abdeckplatte Gr. 3x3, Aluminium weiss	214x214 mm	1	**WH24941576Z**	334 033 003
Abdeckplatte Gr. 4x1, 1x4, Aluminium weiss	274x94 mm	1	**WH24930976Z**	334 014 003
Abdeckplatte Gr. 4x2, 2x4, Aluminium weiss	274x154 mm	1	**WH24941276Z**	334 042 003
Abdeckplatte Gr. 4x3, 3x4, Aluminium weiss	274x214 mm	1	**WH24941776Z**	334 043 003
Abdeckplatten, Aluminium schwarz				
Abdeckplatte Gr. **1,** Aluminium schwarz	94x94 mm	1	**WH24920275Z**	334 711 003
Abdeckplatte Gr. 2x1, 1x2, Aluminium schwarz	154x94 mm	1	**WH24930375Z**	334 712 003
Abdeckplatte Gr. 2x2**,** Aluminium schwarz	154x154 mm	1	**WH24931175Z**	334 720 003
Abdeckplatte Gr. 3x1, 1x3, Aluminium schwarz	214x94 mm	1	**WH24930675Z**	334 720 003
Abdeckplatte Gr. 3x2, 2x3, Aluminium schwarz	214x154 mm	1	**WH24941175Z**	334 732 003
Abdeckplatte Gr. 3x3**,** Aluminium schwarz	214x214 mm	1	**WH24941575Z**	334 733 003
Abdeckplatte Gr. 4x1, 1x4, Aluminium schwarz	274x94 mm	1	**WH24930975Z**	334 714 003
Abdeckplatte Gr. 4x2, 2x4, Aluminium schwarz	274x154 mm	1	**WH24941275Z**	334 742 003
Abdeckplatte Gr. 4x3, 3x4, Aluminium schwarz	274x214 mm	1	**WH24941775Z**	334 743 003
Abdeckplatten, Schiefer schwarz				
Abdeckplatte Gr.1, Schiefer schwarz	94x94mm	1	**WH24920285Z**	334 110 653
Abdeckplatte Gr.2x1, Schiefer schwarz	154x94mm	1	**WH24930385Z**	334 812 653
Abdeckplatte Gr.1x2, Schiefer schwarz	94x154mm	1	**WH24930485Z**	334 210 653
Abdeckplatte Gr.2x2, Schiefer schwarz	154x154mm	1	**WH24931185Z**	334 820 653
Abdeckplatte Gr.3x1, Schiefer schwarz	214x94mm	1	**WH24930685Z**	334 813 653
Abdeckplatte Gr.1x3, Schiefer schwarz	94x214mm	1	**WH24930785Z**	334 310 653
Abdeckplatte Gr.3x2, Schiefer schwarz	214x154mm	1	**WH24941185Z**	334 832 653
Abdeckplatte Gr.2x3, Schiefer schwarz	154x214mm	1	**WH24941685Z**	334 230 653
Abdeckplatte Gr.3x3, Schiefer schwarz	214x214mm	1	**WH24941585Z**	334 833 653
Abdeckplatte Gr.4x1, Schiefer schwarz	274x94mm	1	**WH24930985Z**	334 814 653
Abdeckplatte Gr.1x4, Schiefer schwarz	94x274mm	1	**WH24931085Z**	334 410 653
Abdeckplatte Gr.4x2, Schiefer schwarz	274x154mm	1	**WH24941285Z**	334 842 653
Abdeckplatte Gr.2x4, Schiefer schwarz	154x274mm	1	**WH24941385Z**	334 240 653
Abdeckplatte Gr.4x3, Schiefer schwarz	274x214mm	1	**WH24941785Z**	334 843 653
Abdeckplatte Gr.3x4, Schiefer schwarz	214x274mm	1	**WH24941885Z**	334 340 653

Material:
- Rahmen aus Echtmaterial Massivholz: Esche, Birnbaum, Nussbaum und Räuchereiche
- Trägerplatte aus Thermoplast
- für UP-Anwendung

▶ Seite 600


WH24920256Z

Abdeckplatten, Esche

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Abdeckplatte Gr. 1, Esche	94x94 mm	1	**WH24920256Z**	334 110 663
Abdeckplatte Gr. 2x1, 1x2, Esche	154x94 mm	1	**WH24930356Z**	334 812 663
Abdeckplatte Gr. 2x2, Esche	154x154 mm	1	**WH24931156Z**	334 820 663
Abdeckplatte Gr. 3x1, 1x3, Esche	214x94 mm	1	**WH24930656Z**	334 813 663
Abdeckplatte Gr. 3x2, 2x3, Esche	214x154 mm	1	**WH24941156Z**	334 832 663
Abdeckplatte Gr. 3x3, Esche	214x214 mm	1	**WH24941556Z**	334 833 663
Abdeckplatte Gr. 4x1, 1x4, Esche	274x94 mm	1	**WH24930956Z**	334 814 663
Abdeckplatte Gr. 4x2, 2x4, Esche	274x154 mm	1	**WH24941256Z**	334 842 663
Abdeckplatte Gr. 4x3, 3x4, Esche	274x214 mm	1	**WH24941756Z**	334 843 663

WH24920257Z

Abdeckplatten, Birnbaum

Abdeckplatte Gr. 1, Birnbaum	94x94 mm	1	**WH24920257Z**	334 110 673
Abdeckplatte Gr. 2x1, 1x2, Birnbaum	154x94 mm	1	**WH24930357Z**	334 812 673
Abdeckplatte Gr. 2x2, Birnbaum	154x154 mm	1	**WH24931157Z**	334 820 673
Abdeckplatte Gr. 3x1, 1x3, Birnbaum	214x94 mm	1	**WH24930657Z**	334 813 673
Abdeckplatte Gr. 3x2, 2x3, Birnbaum	214x154 mm	1	**WH24941157Z**	334 832 673
Abdeckplatte Gr. 3x3, Birnbaum	214x214 mm	1	**WH24941557Z**	334 833 673
Abdeckplatte Gr. 4x1, 1x4, Birnbaum	274x94 mm	1	**WH24930957Z**	334 814 673
Abdeckplatte Gr. 4x2, 2x4, Birnbaum	274x154 mm	1	**WH24941257Z**	334 842 673
Abdeckplatte Gr. 4x3, 3x4, Birnbaum	274x214 mm	1	**WH24941757Z**	334 843 673

WH24920259Z

Abdeckplatten, Räuchereiche

Abdeckplatte Gr. 1, Räuchereiche	94x94 mm	1	**WH24920259Z**	334 110 693
Abdeckplatte Gr. 2x1, 1x2, Räuchereiche	154x94 mm	1	**WH24930359Z**	334 812 693
Abdeckplatte Gr. 2x2, Räuchereiche	154x154 mm	1	**WH24931159Z**	334 820 693
Abdeckplatte Gr. 3x1, 1x3, Räuchereiche	214x94 mm	1	**WH24930659Z**	334 813 693
Abdeckplatte Gr. 3x2, 2x3,Räuchereiche	214x154 mm	1	**WH24941159Z**	334 832 693
Abdeckplatte Gr. 3x3, Räuchereiche	214x214 mm	1	**WH24941559Z**	334 833 693
Abdeckplatte Gr. 4x1, 1x4, Räuchereiche	274x94 mm	1	**WH24930959Z**	334 814 693
Abdeckplatte Gr. 4x2, 2x4, Räuchereiche	274x154 mm	1	**WH24941259Z**	334 842 693
Abdeckplatte Gr. 4x3, 3x4, Räuchereiche	274x214 mm	1	**WH24941759Z**	334 843 693

WH24920258Z

Abdeckplatten, Nussbaum

Abdeckplatte Gr. 1, Nussbaum	94x94 mm	1	**WH24920258Z**	334 110 683
Abdeckplatte Gr. 2x1, 1x2, Nussbaum	154x94 mm	1	**WH24930358Z**	334 812 683
Abdeckplatte Gr. 2x2, Nussbaum	154x154 mm	1	**WH24931158Z**	334 820 683
Abdeckplatte Gr. 3x1, 1x3, Nussbaum	214x94 mm	1	**WH24930658Z**	334 813 683
Abdeckplatte Gr. 3x2, 2x3, Nussbaum	214x154 mm	1	**WH24941158Z**	334 832 683
Abdeckplatte Gr. 3x3, Nussbaum	214x214 mm	1	**WH24941558Z**	334 833 683
Abdeckplatte Gr. 4x1, 1x4, Nussbaum	274x94 mm	1	**WH24930958Z**	334 814 683
Abdeckplatte Gr. 4x2, 2x4, Nussbaum	274x154 mm	1	**WH24941258Z**	334 842 683
Abdeckplatte Gr. 4x3, 3x4, Nussbaum	274x214 mm	1	**WH24941758Z**	334 843 683

kallysto.art

Geräteeinbausysteme für Brüstungskanäle

Die komplette Lösung für den Kanaleinbau im kallysto Design.

Swiss made

03

Seite

Einbau-Steckdosen Typ 13/23 3x Typ 13/23, Typ 15/25 Typ 13/23 3x Typ 13/23, Typ 15/25 Typ 13 und 3x Typ 13	296
Kanaleinbaudosen	308
Flachkabel-Anschlussdosen	309
Kanalblenden	311

Kanaleinbau

Das Einbausystem
für maximale Flexibilität

Strom und Daten fliessen in modernen Gebäuden flächendeckend durch Kanäle in jede Ecke.
Dafür hat Hager ein praktisches und flexibles Sortiment an modularen Einbausteckdosen entwickelt.
Diese passen optimal in die Hager Brüstungskanäle (BR-System, BR netway) und Raumsäulen DA 200.
Unsere Komponenten finden sogar in Fremdkanälen Platz, sofern diese mit Apparateschienen oder
C-Schienen ausgestattet sind.

Ästhetisch und robust

Ob Sie für Ihr Netz Fertigapparate oder einzelne Komponenten benötigen, das Hager Programm lässt Ihnen die totale Freiheit.
Die Einbausteckdosen im kallysto Design sind in den vier Basisfarben Ultraweiss, Grau, Anthrazit und Schwarz sowie in Orange für Sondernetze verfügbar. Sie überzeugen durch ihre einzigartige Ästhetik.
Ihr bewährtes Konstruktionsmaterial Duroplast ist hochkratzfest, formstabil und umweltfreundlich.

Montage und Lagerhaltung leicht gemacht

Schnelle und einfache Montage sind für eine moderne Einbausteckdosenlösung ebenso wichtig wie Auswahl und Design. Die integrierte Drehverriegelung und der Schnellverschluss machen Ihnen die Arbeit einfacher.
Dosen können sogar problemlos aneinander gereiht werden, ohne einen minimalen Abstand einhalten zu müssen. Der modulare kallysto Systemaufbau sorgt mit kompletten Einbauapparaten für eine rationalisierte Lagerhaltung.

Geräteeinbausysteme für Brüstungskanäle

Kanalsysteme bringen Strom und Daten flächendeckend bis in jede Ecke. Für den ebenso flexiblen Anschluss hat Hager ein Sortiment an modularen Einbausteckdosen im kallysto Design entwickelt, welche optimal in Brüstungskanäle passen.

Innovative Steck- und Rasttechniken ermöglichen eine schnelle und einfache Montage. Ob Fertigapparate oder einzelne Komponenten, das Hager Programm lässt Ihnen die totale Freiheit.

Vorteile:

- Optimale Abstimmung aller Komponenten auf die Hager Kanäle; Verwendung auch für Kanäle anderer Hersteller möglich
- Schnelle und einfache Montage mit und ohne Flachbandkabel - / Rundkabelanschluss
- Leicht zu reinigendes, halogenfreies und kratzfestes Oberflächenmaterial
- Edle Optik, die sich einheitlich durch das gesamte kallysto Sortiment zieht
- Verschiedene Apparate können ohne Kanalzwischenstück aneinander gereiht werden

Technische Merkmale:

- 5 Farben:
  Verkehrsweiss (RAL 9016),
  Lichtgrau (RAL 7035),
  Anthrazit (RAL 7024) und
  Schwarz (RAL 9005) sowie
  Orange für Sondernetze (ähnlich RAL 2004)
- Kallysto Blenden aus Duroplast
- Modularblenden aus Thermoplast

Expert tips

01

Standard-Kanäle
Die komplette Kanaldose besteht aus Einbaudose, Steckdose, Anschlusskabel und Blende.

02

Standard-Kanäle
Die Einbautiefe der Einbaudosen ist standardmässig an die Hager Kanäle angepasst.



03

Standard-Kanäle
Die Kanaleinbaudose prisamobile wird für Kanäle mit 120 mm Oberteilen benötigt und ist zudem noch höhenverstellbar.

04

Frontrastende Kanäle
Bei den frontrastenden Kanälen mit einem 80 mm Oberteil kommt die Hager Einbaudose GLT4001CH zum Einsatz.



05

Modularblenden
Die neuen Kanalblenden sind modular anreihbar. Es gibt diese in 3 Farben und sind mit / ohne Beschriftungsfeld verfügbar.

Ein modularer Systemaufbau



Vorteile:

- Komplettreferenz mit Einbaudose, Steckdose und Anschlusskabel
- Sichere Funktion und harmonisches Design
- Kein minimaler Abstand zwischen den Einbaudosen erforderlich
- Einbautiefe der Einbaudosen standardmässig an Hager Kanäle angepasst

Technische Merkmale:

- Montage auf C-Schiene und Apparateschiene möglich
- Feder zur Arretierung der Höhenverstellung 47 bis 75 mm (mit Aufsatzrahmen 100 mm)
- Für Flachkabel Technofil und power
- Modularer Systemaufbau

Expert tips

01

Vormontiert
Die Steckdosen werden mit Anschlusskabel und in der Einbaudose vormontiert. Die Blende sind separat zu bestellen.

02

Platzsparend
Praktisch:
Es ist kein Minimalabstand zwischen den Einbaudosen erforderlich.



03

Einbautiefe für Hager Kanäle
Die Einbautiefe der Einbaudosen ist standardmässig an die Hager Kanäle angepasst.

04

Anpassungsfähig
Die Montage ist sowohl auf C-Schiene als auch auf Apparateschiene möglich. Die Kanaleinbaudose prisamobile wird für Kanäle mit 120 mm Oberteilen benötigt und ist zudem noch höhenverstellbar.

05

Praktisch
Eine Feder erleichtert die Arretierung der Höhenverstellung 47 bis 75 mm (mit Aufsatzrahmen 100 mm).



06

Anschluss
Für Flachkabel Technofil und power.



07

Modularer Systemaufbau
Der modulare kallysto Systemaufbau sorgt mit kompletten Einbauapparaten für eine rationalisierte Lagerhaltung.



08

Made in Switzerland
Die Hager Entwicklungs- und Produktionsstätte am Hauptsitz in Emmenbrücke garantiert Ihnen hochstehende Qualität.

Ein modularer Systemaufbau

Schritt 1: Kabel abmanteln
Das Rundkabel 3 oder 5 x 1.5 - 2.5 mm² wird an der gewünschten Stelle auf einer Länge von 80 mm abgemantelt.
Schritt 2: Leiter einlegen
Die freigelegten Leiter werden in der im Adapter gekennzeichneten Reihenfolge eingelegt.
Schritt 3: Kontaktieren
Der Beschaltungsdeckel wird eingesetzt und niedergedrückt bis er einrastet. Die Kontaktierung erfogt durch bewährte IDC-Schneidklemmentechnik.

Schritt 4: Adapterhaube aufsetzen
Die Adapterhaube wird über den Adapter geschoben bis sie einrastet. Die transparente Haube erlaubt jederzeit eine optische Kontrolle der Beschaltung.
Schritt 5: Kabelabgang anschliessen
An der Steckbuchse kann nur der gewünschte Verbraucher angeschlossen werden. Die integrierte Verriegelung verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Steckverbindung. Farbmarkierungen am Stecker kennzeichen die Phasenbelegung.



Vorteile:

- Komplettreferenz mit Einbaudose, Steckdose und Blende
- Zeiteinsparung bei der Montage
- Kein minimaler Abstand zwischen den Einbaudosen erforderlich
- Einbautiefe der Einbaudosen standardmässig an Hager Kanäle angepasst
- Sichere Funktion und harmonisches Design

Technische Merkmale:

- Montage auf C-Schiene und Apparateschiene möglich
- Feder zur Arretierung der Höhenverstellung 47 bis 75 mm (mit Aufsatzrahmen 100 mm)
- Für Rundkabel
- Modularer Systemaufbau

Expert tips

01

Komplettreferenz
Die Geräte sind als Komplettreferenz mit Einbaudose, Steckdose und Blende erhältlich.

02

Platzsparend
Praktisch: Es ist kein Minimalabstand zwischen den Einbaudosen erforderlich.



03

Einbautiefe für Hager Kanäle
Die Einbautiefe der Einbaudosen ist standardmässig an die Hager Kanäle angepasst.

04

Anpassungsfähig
Die Montage ist sowohl auf C-Schiene als auch auf Apparateschiene möglich.

05

Praktisch
Eine Feder erleichtert die Arretierung der Höhenverstellung 47 bis 75 mm (mit Aufsatzrahmen 100 mm).

06

Anschluss
Für Rundkabel.



07

Modularer Systemaufbau
Der modulare kallysto Systemaufbau sorgt mit kompletten Einbauapparaten für eine rationalisierte Lagerhaltung.



08

Made in Switzerland
Die Hager Entwicklungs- und Produktionsstätte am Hauptsitz in Emmenbrücke garantiert Ihnen hochstehende Qualität.

kallysto: Systemaufbau
für Kanaleinbau frontrastend / C-Profil*

F: Einsatz mit Befestigungsplatte ohne Front



WH106453F
657 083 793

Flachkabel-Anschlussdose Technofil



WH109623Z
150 073 113

oder mit:
- Flachkabel-Anschlussdose Power
- Rundkabelanschlussdose

* für Kanäle mit 120mm Oberteil wird eine spezielle Blende benötigt. ▶ Seite 311

Fronten separat bestellen

K: Einsatz mit Befestigungsplatte für Kanaleinbau (mit Anschlussdose)



WH227301K
753 581 793

C-Profil Kanaleinbaudose*



WH397410Z
372 903 323

TG: Apparat mit Einbaudose G3 und Anschlussdose



WH227301TG
753 031 793

Kanaleinbaudose Frontrastend

GLT4001CH
127 589 292

T: Apparat mit Einbaudose Frontrastend und Anschlussdose

WH227301T
753 903 793

Material:
- Steckdosenfront und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- Modularblende 60x60 mm, ABS halogenfrei
- mit Einbaudose GLT4001CH
- Modularblende aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder mit Flach- oder Rund-Kabelanschlussdose

Normen:
geprüft und fertigungsüberwacht

Bezeichnung 10 A 250 V~	**Apparat ohne Frontset** mit Flachkabeladapter Woertz Technofil		**Apparat ohne Frontset** mit Flachkabeladapter Woertz Power		**Apparat ohne Frontset** mit Rundkabeladapter R&M	
	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Einfachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L1	**WH226801T**	753 103 793	**WH226811T**	753 133 793	**WH226821T**	753 163 793
Einfachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L2	**WH226802T**	753 113 793	**WH226812T**	753 143 793	**WH226822T**	753 173 793
Einfachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L3	**WH226803T**	753 123 793	**WH226813T**	753 153 793	**WH226823T**	753 183 793
Zweifachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L1	**WH227101T**	753 603 793	**WH227111T**	753 633 793	**WH227121T**	753 663 793
Zweifachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L2	**WH227102T**	753 613 793	**WH227112T**	753 633 793	**WH227122T**	753 673 793
Zweifachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L3	**WH227103T**	753 623 793	**WH227113T**	753 633 793	**WH227123T**	753 673 793

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 600

Frontset zu Steckdosen Typ 13 und 23		Farbe	**Frontset bestehend aus** Blende GR0800CH und Steckdosen-Front **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Frontset bestehend aus** Blende mit Beschriftungsfeld GR0802CH und Steckdosen-Front **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
1x Typ 13			**WH22580300G**	378 572 003	**WH22580400G**	378 580 003
			WH22580303G	378 572 033	**WH22580403G**	378 580 033
			WH22580305G	378 572 053	**WH22580405G**	378 580 053
1x Typ 23			**WH22585300G**	378 573 003	**WH22585400G**	378 581 003
			WH22585303G	378 573 033	**WH22585403G**	378 581 033
			WH22585305G	378 573 053	**WH22585405G**	378 581 053
2x Typ 13			**WH22620300G**	378 576 003	**WH22620400G**	378 584 003
			WH22620303G	378 576 033	**WH22620403G**	378 584 033
			WH22620305G	378 576 053	**WH22620405G**	378 584 053
2x Typ 23			**WH22625300G**	378 577 003	**WH22625400G**	378 585 003
			WH22625303G	378 577 033	**WH22625403G**	378 585 033
			WH22625305G	378 577 053	**WH22625405G**	378 585 053

Material:
- Steckdosenfront aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- Modularblende 60x60 mm, ABS halogenfrei
- mit Einbaudose GLT4001CH
- Modularblende aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder mit Flach- oder Rund-Kabelanschlussdose

Normen:
geprüft und fertigungsüberwacht



Bezeichnung 10 A 250 V~	**Apparat ohne Frontset** mit Flachkabeladapter Woertz Technofil		**Apparat ohne Frontset** mit Flachkabeladapter Woertz Power		**Apparat ohne Frontset** mit Rundkabeladapter und Anschlussdose R&M	
	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Dreifachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L1	**WH227301T**	753 903 793	**WH227311T**	753 933 793	**WH227321T**	753 963 793
Dreifachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L2	**WH227302T**	753 913 793	**WH227312T**	753 943 793	**WH227322T**	753 973 793
Dreifachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L3	**WH227303T**	753 923 793	**WH227313T**	753 953 793	**WH227323T**	753 983 793

	Apparat ohne Frontset mit Flachkabeladapter Woertz Technofil		**Apparat ohne Frontset** mit Flachkabeladapter Woertz Power		**Apparat ohne Frontset** mit Rundkabeladapter R&M	
	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Steckdose Typ 15/25 **mit Steckklemmen**	**WH228921T**	555 103 793	**WH228924T**	555 133 793	**WH228927T**	555 163 793

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 600

Frontset zu Steckdosen Typ 13 und 23		**Frontset bestehend aus** Blende GR0800CH und Steckdosen-Front		**Frontset bestehend aus** Blende mit Beschriftungsfeld GR0802CH und Steckdosen-Front	
	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
3x Typ 13		**WH22640300G**	378 578 003	**WH22640400G**	378 586 003
		WH22640303G	378 578 033	**WH22640403G**	378 586 033
		WH22640305G	378 578 053	**WH22640405G**	378 586 053
3x Typ 23		**WH22645300G**	378 579 003	**WH22645400G**	378 587 003
		WH22645303G	378 579 033	**WH22645403G**	378 587 033
		WH22645305G	378 579 053	**WH22645405G**	378 587 053

Frontset zu Steckdosen Typ 15 und 25		**Frontset bestehend aus** Blende GR0800CH und Steckdosen-Front		**Frontset bestehend aus** Blende mit Beschriftungsfeld GR0802CH und Steckdosen-Front	
	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Typ 15		**WH22593200G**	378 574 003	**WH22593300G**	378 582 003
		WH22593203G	378 574 033	**WH22593303G**	378 582 033
		WH22593205G	378 574 053	**WH22593305G**	378 582 053
Typ 25		**WH22596200G**	378 575 003	**WH22596300G**	378 583 003
		WH22596203G	378 575 033	**WH22596303G**	378 583 033
		WH22596205G	378 575 053	**WH22596305G**	378 583 053

Material:
- Steckdosenfront und Blende aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- mit Einbaudose G3

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder mit Flach- oder Rund-Kabelanschlussdose

Normen:
geprüft und fertigungsüberwacht

Bezeichnung 10 A 250 V~	**Apparat ohne Frontset** mit Flachkabeladapter Woertz Technofil		**Apparat ohne Frontset** mit Flachkabeladapter Woertz Power		**Apparat ohne Frontset** mit Rundkabeladapter und Anschlussdose R&M	
	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Einfachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L1	**WH226801TG**	753 011 793	**WH226811TG**	753 014 793	**WH226821TG**	753 017 793
Einfachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L2	**WH226802TG**	753 012 793	**WH226812TG**	753 015 793	**WH226822TG**	753 018 793
Einfachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L3	**WH226803TG**	753 013 793	**WH226812TG**	753 016 793	**WH226823TG**	753 019 793
Zweifachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L1	**WH227101TG**	753 021 793	**WH227111TG**	753 024 793	**WH227121TG**	753 027 793
Zweifachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L2	**WH227102TG**	753 022 793	**WH227112TG**	753 025 793	**WH227122TG**	753 028 793
Zweifachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L3	**WH227103TG**	753 023 793	**WH227113TG**	753 026 793	**WH227123TG**	753 029 793

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Orange, RAL 2004: 06
Farben ähnlich RAL-Tönen.

Frontset zu Steckdosen Typ 13 und 23		Farbe	**Frontset bestehend aus** Schnapp-Blende WH229203xxZ und Steckdosen-Front **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Frontset bestehend aus** Schraub-Blende WH229202xxZ und Steckdosen-Front **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
1x Typ 13			**WH22580600G**	378 826 003	**WH22580500G**	378 588 003
			WH22580603G	378 826 033	**WH22580503G**	378 588 033
			WH22580605G	378 826 953	**WH22580505G**	378 588 953
			WH22580606G	378 826 063	**WH22580506G**	378 588 063
1x Typ 23			**WH22585600G**	378 827 003	**WH22585500G**	378 589 003
			WH22585603G	378 827 033	**WH22585503G**	378 589 033
			WH22585605G	378 827 953	**WH22585505G**	378 589 953
			WH22585606G	378 827 063	**WH22585506G**	378 589 063
2x Typ 13			**WH22620600G**	378 830 003	**WH22620500G**	378 592 003
			WH22620603G	378 830 033	**WH22620503G**	378 592 033
			WH22620605G	378 830 953	**WH22620505G**	378 592 953
			WH22620606G	378 830 063	**WH22620506G**	378 592 063
2x Typ 23			**WH22625600G**	378 831 003	**WH22625500G**	378 593 003
			WH22625603G	378 831 033	**WH22625503G**	378 593 033
			WH22625605G	378 831 953	**WH22625505G**	378 593 953
			WH22625606G	378 831 063	**WH22625506G**	378 593 063

Material:
- Steckdosenfront und Blende aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- mit Einbaudose G3

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder mit Flach- oder Rund-Kabelanschlussdose

Normen:
geprüft und fertigungsüberwacht







Bezeichnung 10 A 250 V~	**Apparat ohne Frontset** mit Flachkabeladapter Woertz Technofil		**Apparat ohne Frontset** mit Flachkabeladapter Woertz Power		**Apparat ohne Frontset** mit Rundkabeladapter und Anschlussdose R&M	
	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Dreifachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L1	**WH227301TG**	753 031 793	**WH227311TG**	753 034 793	**WH227321TG**	753 037 793
Dreifachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L2	**WH227302TG**	753 032 793	**WH227312TG**	753 035 793	**WH227322TG**	753 038 793
Dreifachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L3	**WH227303TG**	753 033 793	**WH227313TG**	753 036 793	**WH227323TG**	753 039 793



	Apparat ohne Frontset mit Flachkabeladapter Woertz Technofil		**Apparat ohne Frontset** mit Flachkabeladapter Woertz Power		**Apparat ohne Frontset** mit Rundkabeladapter R&M	
	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Steckdose Typ 15/25 **mit Steckklemmen**	**WH228921TG**	555 011 793	**WH228924TG**	555 014 793	**WH228927TG**	555 017 793

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Orange, RAL 2004: 06
Farben ähnlich RAL-Tönen.

Frontset zu Steckdosen Typ 13 und 23

Frontset bestehend aus
Schnapp-Blende WH229203xxZ
und Steckdosen-Front

Frontset bestehend aus
Schraub-Blende WH229202xxZ
und Steckdosen-Front

		Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
3x Typ 13			**WH22640600G**	378 832 003	**WH22640500G**	378 594 003
			WH22640603G	378 832 033	**WH22640503G**	378 594 033
			WH22640605G	378 832 953	**WH22640505G**	378 594 953
			WH22640606G	378 832 063	**WH22640506G**	378 594 063
3x Typ 23			**WH22645600G**	378 833 003	**WH22645500G**	378 595 003
			WH22645603G	378 833 033	**WH22645503G**	378 595 033
			WH22645605G	378 833 953	**WH22645505G**	378 595 953
			WH22645606G	378 833 063	**WH22645506G**	378 595 063

Frontset zu Steckdosen Typ 15 und 25

Frontset bestehend aus
Schnapp-Blende WH229203xxZ
und Steckdosen-Front

Frontset bestehend aus
Schraub-Blende WH229202xxZ
und Steckdosen-Front

		Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Typ 15			**WH22593500G**	378 828 003	**WH22593400G**	378 590 003
			WH22593503G	378 828 033	**WH22593403G**	378 590 033
			WH22593505G	378 828 953	**WH22593405G**	378 590 953
			WH22593506G	378 828 063	**WH22593406G**	378 590 063
Typ 25			**WH22596500G**	378 829 003	**WH22596400G**	378 591 003
			WH22596503G	378 829 033	**WH22596403G**	378 591 033
			WH22596505G	378 829 953	**WH22596405G**	378 591 953
			WH22596506G	378 829 063	**WH22596406G**	378 591 063

Material:
- Steckdosenfront und Blende aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- mit Befestigungsplatte 77x77mm

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder mit Flach- oder Rund-Kabelanschlussdose

Normen:
geprüft und fertigungsüberwacht

Bezeichnung 10 A 250 V~	**Apparat ohne Front** mit Flachkabeladapter Woertz Technofil		**Apparat ohne Front** mit Flachkabeladapter Woertz Power		**Apparat ohne Front** mit Rundkabeladapter und Anschlussdose R&M	
	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Einfachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L1	**WH226801K**	753 551 793	**WH226811K**	753 046 793	**WH226821K**	753 423 793
Einfachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L2	**WH226802K**	753 552 793	**WH226812K**	753 047 793	**WH226822K**	753 424 793
Einfachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L3	**WH226803K**	753 553 793	**WH226813K**	753 595 793	**WH226823K**	753 425 793
Zweifachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L1	**WH227101K**	753 575 793	**WH227111K**	753 595 793	**WH227121K**	753 944 793
Zweifachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L2	**WH227102K**	753 576 793	**WH227112K**	753 596 793	**WH227122K**	753 945 793
Zweifachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L3	**WH227103K**	753 577 793	**WH227113K**	753 597 793	**WH227123K**	753 946 793

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Orange, RAL 2004: 06
Farben ähnlich RAL-Tönen.

Frontset zu Steckdosen Typ 13 und 23

Frontplatte

		Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
1x Typ 13			**WH20580300H**	378 303 003
			WH20580303H	378 303 033
			WH20580305H	378 303 953
			WH20580306H	378 303 963
1x Typ 23			**WH20585300H**	378 304 003
			WH20585303H	378 304 033
			WH20585305H	378 304 953
			WH20585306H	378 304 063
2x Typ 13			**WH20620300H**	378 314 003
			WH20620303H	378 314 033
			WH20620305H	378 314 953
			WH20620306H	378 314 063
2x Typ 23			**WH20625300H**	378 384 003
			WH20625303H	378 384 033
			WH20625305H	378 384 953
			WH20625306H	378 384 063

Material:
- Steckdosenfront und Blende aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- mit Befestigungsplatte 77x77mm

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder mit Flach- oder Rund-Kabelanschlussdose

Normen:
geprüft und fertigungsüberwacht





Bezeichnung 10 A 250 V~	**Apparat ohne Front** mit Flachkabeladapter Woertz Technofil		**Apparat ohne Front** mit Flachkabeladapter Woertz Power		**Apparat ohne Front** mit Rundkabeladapter und Anschlussdose R&M	
	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Dreifachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L1	**WH227301K**	753 581 793	**WH227311K**	753 071 793	**WH227321K**	753 426 793
Dreifachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L2	**WH227302K**	753 582 793	**WH227312K**	753 072 793	**WH227322K**	753 427 793
Dreifachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L3	**WH227303K**	753 583 793	**WH227313K**	753 073 793	**WH227323K**	753 428 793

	Apparat ohne Front mit Flachkabeladapter Woertz Technofil		**Apparat ohne Front** mit Flachkabeladapter Woertz Power		**Apparat ohne Front** mit Rundkabeladapter R&M	
	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Steckdose Typ 15/25 **mit Steckklemmen**	**WH228921K**	555 300 793	**WH228924K**	555 332 793	**WH228927K**	753 314 793

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Orange, RAL 2004: 06
Farben ähnlich RAL-Tönen.

Frontset zu Steckdosen Typ 13 und 23

Frontplatte

		Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
3x Typ 13			**WH20640300H**	378 322 003
			WH20640303H	378 322 033
			WH20640305H	378 322 953
			WH20640306H	378 322 063
3x Typ 23			**WH20645300H**	378 633 003
			WH20645303H	378 633 033
			WH20645305H	378 633 953
			WH20645306H	378 633 063

Frontset zu Steckdosen Typ 15 und 25

Frontplatte

		Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Typ 15			**WH20593200H**	378 821 003
			WH20593203H	378 821 033
			WH20593205H	378 821 953
			WH20593206H	378 821 063
Typ 25			**WH20596200H**	378 823 003
			WH20596203H	378 823 033
			WH20596205H	378 823 953
			WH20596206H	378 823 063

Material:
- Einbaudosen: Thermoplast halogenfrei

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH397410Z	**prisamobile G3** - mit integriertem Berührungsschutz, Drehverriegelungen und SNAP-Befestigung; höheneinstellbar von 47 bis 75 mm - Kanaleinbaudose für alle tehalit.BR und tehalit.BR netway Kanäle, ausser tehalit.BRS frontrastend prisamobile G3	1	**WH397410Z**	372 903 323
 WH397411Z	**prisamobile G3** - mit integriertem Berührungsschutz, Drehverriegelungen und SNAP-Befestigung; höheneinstellbar von 72 bis 100 mm (inkl. Aufsatzrahmen) prisamobile G3	1	**WH397411Z**	372 903 333
WH397412Z	**Aufsatzrahmen für prisamobile G3, 25 mm** - für WH397410Z Aufsatzrahmen für prisamobile G3, 25 mm	1	**WH397412Z**	372 903 423
 GLT4001CH	**Hager Einbaudose frontrastend** - Verfügbar ab Dezember 2021 - Kanaleinbaudose für frontrastende Kanäle (80mm Oberteil) - für Blende modular - horizontaler und vertikaler Geräteeinbau möglich - Fixieren und leichtes Umpositionieren durch mechanische Verriegelung Hager Einbaudose frontrastend	1	**GLT4001CH**	127 589 292
M5861	**Zugsentlastung für Gerätedose** Zugsentlastung für FLF Gerätedose	1	**M5861**	127 591 092

Material:
- Einbaudosen: Thermoplast halogenfrei

Anschluss:
- Schraubklemmen



WH109623Z

Flachkabel-Anschlussdosen 10 A
für Woertz Technofil

- 5 x 2,5 mm²
- halogenfrei
- Drahtenden verdichtet
- Länge 300 mm

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Flachkabel L1-N-PE (3 x 2,5 mm²)	1	**WH109623Z**	150 073 113
Flachkabel L2-N-PE (3 x 2,5 mm²)	1	**WH109624Z**	150 073 123
Flachkabel L3-N-PE (3 x 2,5 mm²)	1	**WH109625Z**	150 073 133
Flachkabel L1-L2-L3-N-PE (5 x 2,5 mm²)	1	**WH109626Z**	150 075 123



WH107723Z

Flachkabel-Anschlussdosen 16 A
für Woertz power

- 5 x 2,5 mm²
- halogenfrei
- Drahtenden verdichtet
- Länge 300 mm

Flachkabel L1-N-PE (3 x 2,5 mm²)	1	**WH107723Z**	150 073 143
Flachkabel L2-N-PE (3 x 2,5 mm²)	1	**WH107724Z**	150 073 153
Flachkabel L3-N-PE (3 x 2,5 mm²)	1	**WH107725Z**	150 073 163
Flachkabel L1-L2-L3-N-PE (5 x 2,5 mm²)	1	**WH107726Z**	150 075 103



WH109621Z

Mehrpreis für zusätzliche Kabellänge

Kabellänge + 300 mm für Kabel (3 x 2,5 mm²)	1	**WH109621Z**	150 823 113
Kabellänge + 300 mm für Kabel (5 x 2,5 mm²)	1	**WH109622Z**	150 825 113

Material:
- Einbaudosen: Thermoplast halogenfrei

Anschluss:
- Schraubklemmen

WH397704Z

Rundkabel-Anschlussdosen 10 A

- 5 x 1,5 mm²
- halogenfrei
- Drahtenden verdichtet
- Länge 450 mm

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Rundkabel L1-N-PE (3 x 1,5 mm²)	1	**WH397704Z**	150 833 113
Rundkabel L2-N-PE (3 x 1,5 mm²)	1	**WH397705Z**	150 833 123
Rundkabel L3-N-PE (3 x 1,5 mm²)	1	**WH397706Z**	150 833 133
Rundkabel L1-L2-L3-N-PE (5 x 1,5 mm²)	1	**WH397708Z**	150 835 113

WH397711Z

Rundkabel-Anschlussdosen 16 A

- 5 x 2,5 mm²
- halogenfrei
- Drahtenden verdichtet
- Länge 450 mm

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Rundkabel L1-N-PE (3 x 2,5 mm²)	1	**WH397711Z**	150 843 113
Rundkabel L2-N-PE (3 x 2,5 mm²)	1	**WH397712Z**	150 843 123
Rundkabel L3-N-PE (3 x 2,5 mm²)	1	**WH397713Z**	150 843 133
Rundkabel L1-L2-L3-N-PE (5 x 2,5 mm²)	1	**WH397715Z**	150 845 113

WH397703Z

Werkzeug für Abisolierung

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Werkzeug für Abisolierung R451516	1	**WH397703Z**	983 050 184



WH397709Z

Mehrpreis für zusätzliche Kabellänge

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Kabellänge + 300 mm für Kabel (3 x 1,5 mm²)	1	**WH397709Z**	150 833 153
Kabellänge + 300 mm für Kabel (5 x 1,5 mm²)	1	**WH397710Z**	150 843 153

Material:
- Blende kallysto: Duroplast halogenfrei

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Grau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Orange, RAL 2004: 06
Farben ähnlich RAL-Tönen .

(kallysto.line Typ 13 für Sondernetze, parallel und ohne Kinderschutz)

▶ Seite 600



WH22920300Z

Blende kallysto

- mit Schnapper 80 x 100
- für prisamobile G3
- BR und BR netway ausser BRS

Bezeichnung	Oberteilbreite	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Blende kallysto mit Schnapper, Ultraweiss	80 mm	1	**WH22920300Z**	334 902 003
Blende kallysto mit Schnapper, Grau	80 mm	1	**WH22920303Z**	334 902 033
Blende kallysto mit Schnapper, Anthrazit	80 mm	1	**WH22920304Z**	334 902 043
Blende kallysto mit Schnapper, Schwarz	80 mm	1	**WH22920305Z**	334 902 953
Blende kallysto mit Schnapper, Orange	80 mm	1	**WH22920306Z**	334 902 963



WH22920200Z

Blende kallysto

- zum Schrauben 80 x 100
- für alle Einbaudosen
- BR und BR netway
- Ecoline

Bezeichnung	Oberteilbreite	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Blende kallysto, Ultraweiss	80 mm	1	**WH22920200Z**	334 901 003
Blende kallysto, Grau	80 mm	1	**WH22920203Z**	334 901 033
Blende kallysto, Anthrazit	80 mm	1	**WH22920204Z**	334 901 043
Blende kallysto, Schwarz	80 mm	1	**WH22920205Z**	334 901 953
Blende kallysto, Orange	80 mm	1	**WH22920206Z**	334 901 963

Material:
ABS halogenfrei

▶ Seite 600



GR0800CH00

Modularblende 60x60 mm, ABS halogenfrei
- Blende modular mit 2 steckbaren Seitenkaschierungen
- schnittkaschierend
- für Kanäle mit 80mm Oberteil und frontrastender Einbaudose

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Modularblende 60x60, verkehrsweiss	1	**GR0800CH00**	334 912 103
Modularblende 60x60, lichtgrau	1	**GR0800CH03**	334 912 133
Modularblende 60x60, schwarz	1	**GR0800CH05**	334 912 153



GR0802CH00

Modularblende 60x60 mm mit Beschriftungsfeld, ABS halogenfrei
- Blende modular mit 2 steckbaren Seitenkaschierungen
- mit Beschriftungsfeld
- schnittkaschierend
- für Kanäle mit 80mm Oberteil und frontrastender Einbaudose

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Modularblende 60x60 mit Beschriftungsfeld, verkehrsweiss	1	**GR0802CH00**	334 912 403
Modularblende 60x60 mit Beschriftungsfeld, lichtgrau	1	**GR0802CH03**	334 912 433
Modularblende 60x60 mit Beschriftungsfeld, schwarz	1	**GR0802CH05**	334 912 453

origin
Schalter und Steckdosen

Mit origin führen wir das traditionelle Amacher- und basico-Design in einer klaren, harmonischen Formsprache weiter. Die einheitliche Durchmesserdimension sorgt für ästhetische Schalterkombinationen und wurde im Dialog mit Schweizer Architekt:innen entwickelt. Fokussiert auf das Wesentliche, schafft origin Raum für maximale Gestaltungsfreiheit – entwickelt und hergestellt in der Schweiz.

Swiss made

04

Seite

Druckschalter/-taster unbeleuchtet, beleuchtet	322
LED Leuchtpatronen	330
Steckdosen Typ 13 -15 - 23 - 25	332
Steckdosen Typ 13 - 23 mit FI-Schutz	350
Kleinkombinationen mit Steckdose Typ 13	354
UP/AP-Kombinationen Grösse I + I	366
Drehschalter	368
Schlüsseldrehschalter mit/ohne Zylinder	372
Storenschalter/-taster	380
Drehdimmer, Drehzahlsteller	384
Raumtemperaturregler	388
Bewegungsmelder, Sonnerie	392
USB-Ladesteckdose	398
KNX Multifunktionstaster	404
Kommunikation RJ45, DSL, Y-Kabel	414
TV-/Radio- und Sat-Dosen	418
Multimediadosen HMS mit 2- und 3-Loch Breitband TV-/Radio- und Sat-Dose	426
HMS - Basismodul - Einsätze und Zubehör	434
media Steckdosen, Montageset für Keystone und Multimedia-Module	444
Multimedia-Module, Montageset	450
Befestigungs-/Abdeckplatten	453
Kombinations-Kopfzeile	459
BOMI AP Steckdose Typ 13, kompakt BOMI	462
BOMI AP Steckdose Typ 23, kompakt BOMI	463
Ersatz-Teile basico	464

Eine neue Dimension von Einheit

Für Installateur:innen bedeutet origin eine deutliche Vereinfachung im Arbeitsalltag. Die Konzentration auf eine einzige Durchmesserdimension und die vergrösserte Abdeckung von 92 × 92 mm ermöglichen mehr Flexibilität bei der Installation. Das optimierte Sortiment mit quickconnect-Stecktechnik, 45°-Anschlüssen und vereinheitlichter Schaltmechanik erleichtert die Montage erheblich.

1 Komplettsortiment für alle Funktionen

Die origin-Linie bietet ein umfassendes Sortiment: Schalter, Steckdosen, Drehdimmer, Raumthermostate mit Drehrad, USB- und Datensteckdosen, Taster, Orientierungsleuchten (in fünf Farben) sowie Lösungen für Sondernetze.

2 Beständiger Werkstoff

Die origin-Linie ist aus Duroplast. Dieser Kunststoff gehört zur Familie der Aminoplaste, die ihren Ursprung in erneuerbaren und natürlichen Quellen haben. Duroplast besitzt eine angenehme Oberflächenqualität und ist hochkratzfest. Ausserdem zeichnet sich das Material durch eine antibakterielle Wirkung aus, was vor allem für Krankenhäuser und Pflegeheime interessant ist. Es ist halogenfrei sowie absolut formstabil und farbecht. Die Abdeckungen von origin sind ausserdem säuren- und laugenbeständig und lassen sich sehr leicht reinigen.

3 Klare Optik

Die origin Schalter und Steckdosen sind in den zwei am meisten verwendeten Standardfarben Schwarz und Weiss erhältlich. Für Sondernetze gibt es origin Steckdosen in Orange.
Die klare Linienführung verleiht origin sein zeitloses Design, das durchgehend sowohl in Unterputz als auch in Aufputz erhältlich ist.

Funktionalität und zeitloses Design

origin, die universale Lösung



Vorteile:

- quickconnect Stecktechnik mit Anschlüssen in 45°
- Einheitliche Schaltmechanik für kallysto, origin und FLF
- Montage mit Kreuz- und Schlitzschraubenzieher
- Orientierungsleuchte und Kontrolleuchten mit LED (5 Farben)
- Abdeckplatten durchgängig für Kombinationen bis Grösse 3x3 und 4x2

Technische Merkmale:

- Material:
  Frontset und Gehäuse: Duroplast, Glanz (hochkratzfest, UV-stabil, einfache Reinigung, sehr gute chemische Beständigkeit, halogenfrei, antistatisch und antibakteriell)
- Apparat/LED: Thermoplast
- Anschluss: quickconnect T-Draht
- LED: 230 V AC oder Multispannung 12-60 V (AC/DC)

Expert tips

01

Nur 1 Bohrung
Alle Apparate können in die Bohrung 58mm montiert werden.



02

Sehr viel Platz
Dank der schlanken Konstruktion des Mechanismus wird viel Platz für die Verdrahtung frei: optimal sowohl für den Neubau als auch für Umbauten und Renovationen.



03

Bewährte Stecktechnik
quickconnect und der konische Klemmeneingang mit 45° Winkel ermöglichen einen schnellen und leichten Anschluss. An jeden Schaltkontakt können bis zu zwei Drähte angebracht werden.

04

Umfassende Funktionen
Hager bietet Ihnen mehr: Auch Raumthermostate und Kleinkombinationen mit USB Typ C-C und Steckdose sind bei origin erhältlich.

05

Duroplast
Halogenfrei, hochkratzfest und sowohl gegen UV-Strahlen als auch gegen chemische Stoffe gewappnet. Zudem punktet der Kunststoff mit antibakterieller Wirkung gemäss ISO 22196:2011. Dies macht die origin Schalter und Steckdosen vor allem für Krankenhäuser und Pflegeheime interessant.

06

Made in Switzerland
Die Hager Entwicklungs- und Produktionsstätte am Hauptsitz in Emmenbrücke garantiert Ihnen hochstehende Qualität.

origin
Ein modularer Systemaufbau

F: Einsatz (design- und farbneutral)

WH 10 11 01 E
226 317 003

Z: Befestigungsplatte



WH 10 95 01 82 Z
376 163 003

H: Front /Fronset



WH 15 22 01 00 H
377 100 403

F: Einsatz mit Befestigungsplatte (Design- und Farbneutral)

WH 10 11 01 F
226 319 003

Technische Änderungen vorbehalten

A: Einsatz für Kombinationen

WH 15 11 01 00 A
326 046 003

origin

B: Einsatz mit Befestigungsplatte

WH 15 11 01 00 B
326 043 003

Z: Abdeckplatte



WH15920200Z
374 500 003

C: Komplett-Apparat Umterputz (UP)

WH15110100C
326 040 003

Q: AP-Gehäuse mit Montagerahmen

WH15923500Q
282 030 003

Q: Komplett-Apparat Aufputz (AP)

WH15110100Q
326 041 003

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- Frontscheibe für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Bezeichnung 10 A 250 V~	Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Druckschalter **Schema 3** Einbautiefe 31 mm		WH15110100C	326 040 003	WH15110100A	326 046 003	WH15110100B	326 043 003
		WH15110105C	326 040 053	WH15110105A	326 046 053	WH15110105B	326 043 053
Druckschalter **Schema 6** Einbautiefe 34 mm		WH15120300C	326 060 003	WH15120300A	326 066 003	WH15120300B	326 063 003
		WH15120305C	326 060 053	WH15120305A	326 066 053	WH15120305B	326 063 053
Drucktaster Einbautiefe 31 mm		WH15130100C	354 300 003	WH15130100A	354 306 003	WH15130100B	354 303 003
		WH15130105C	354 300 053	WH15130105A	354 306 053	WH15130105B	354 303 053
Doppel-Druckschalter **Schema 1 (3+3)** Einbautiefe 34 mm		WH15100100C	326 000 003	WH15100100A	326 006 003	WH15100100B	326 003 003
		WH15100105C	326 000 053	WH15100105A	326 006 053	WH15100105B	326 003 053
Doppel-Druckschalter/-taster **Schema 3 + Drucktaster** Einbautiefe 34 mm		WH15150100C	326 080 003	WH15150100A	326 086 003	WH15150100B	326 083 003
		WH15150105C	326 080 053	WH15150105A	326 086 053	WH15150105B	326 083 053
Doppel Drucktaster Einbautiefe 34 mm		WH15140300C	354 320 003	WH15140300A	354 326 003	WH15140300B	354 323 003
		WH15140305C	354 320 053	WH15140305A	354 326 053	WH15140305B	354 323 053

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 453

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 600

Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15110100Q	326 041 003
WH15110105Q	326 041 053
WH15150100Q	326 061 003
WH15150105Q	326 061 053
WH15130100Q	354 301 003
WH15130105Q	354 301 053
WH15100100Q	326 001 003
WH15100105Q	326 001 053
WH15150100Q	326 081 003
WH15150105Q	326 081 053
WH15140300Q	354 321 003
WH15140305Q	354 321 053

▶ Seite 600

	Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
WH15110100H	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset - Druckschalter/-taster, unbeleuchtet - komplett für Durchmesser 58 mm			
	Frontset Schalter/Taster, Weiss	1	★WH15110100H	377 100 403
	Frontset Schalter/Taster, Schwarz	1	★WH15110105H	377 100 453
WH15100100H	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset - Doppel-Druckschalter/-taster, unbeleuchtet - komplett für Durchmesser 58 mm			
	Frontset Doppeldruckschalter/-taster, Weiss	1	★WH15100100H	377 100 003
	Frontset Doppeldruckschalter/-taster, Schwarz	1	★WH15100105H	377 100 053

▶ Seite 600

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH101101E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 10 A, 250 V ~ - mit Steckklemmen				
	Schalter S3	31 mm	1	★WH101101E	226 317 003
	Schalter S3 mit Befestigungsplatte	31 mm	1	★WH101101F	226 319 003
	Impulstaster	31 mm	1	★WH101301E	554 527 003
	Impulstaster mit Befestigungsplatte	31 mm	1	★WH101301F	554 529 003
 WH101001E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 10 A, 250 V ~ - mit Steckklemmen				
	Schalter S3+3	34 mm	1	★WH101001E	226 117 003
	Schalter S3+3 mit Befestigungsplatte	34 mm	1	★WH101001F	226 119 003
	Schalter S3 + Impulstaster	34 mm	1	★WH101501E	226 357 003
	Schalter S3 + Impulstaster mit Befestigungsplatte	34 mm	1	★WH101501F	226 359 003
	Schalter S3, 2-polig	34 mm	1	★WH101201E	226 327 003
	Schalter S3, 2-polig mit Befestigungsplatte	34 mm	1	★WH101201F	226 329 003
	Impulstaster, 2-polig	34 mm	1	★WH101401E	554 557 003
	Impulstaster, 2-polig mit Befestigungsplatte	34 mm	1	★WH101401F	554 559 003
	Schalter S6	34 mm	1	★WH101203E	226 607 003
	Schalter S6 mit Befestigungsplatte	34 mm	1	★WH101203F	226 609 003
	Doppel-Impulstaster	34 mm	1	★WH101403E	554 627 003
	Doppel-Impulstaster mit Befestigungsplatte	34 mm	1	★WH101403F	554 629 003

Für Schalter S3 und Impulstaster 2P:
Entsprechenden Apparat ohne Front verwenden und zusätzlich die passende Front (siehe Seite Zubehör Schalter/Taster, beleuchtet und unbeleuchtet), sowie LED Steckfassung und Abdeckplatte wenn nötig.
z.B.:



WH101201E / 226 327 003

WH15110100H / 377 100 403

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- mit LED-Steckfassung Gelb WH39968011Z / 209 962 003
- Frontscheibe für Bohrung Durchmesser 58mm

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Bezeichnung 10 A 250 V~	Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Druckschalter **Schema 3** Einbautiefe 31 mm	☐	WH15110200C	326 050 003	WH15110200A	326 056 003	WH15110200B	326 053 003
	■	WH15110205C	326 050 053	WH15110205A	326 056 053	WH15110205B	326 053 053
Druckschalter **Schema 6** Einbautiefe 34 mm	☐	WH15120400C	326 070 003	WH15120400A	326 076 003	WH15120400B	326 073 003
	■	WH15120405C	326 070 053	WH15120405A	326 076 053	WH15120405B	326 073 053
Drucktaster **1-polig** Einbautiefe 31 mm	☐	WH15130200C	354 310 003	WH15130200A	354 316 003	WH15130200B	354 313 003
	■	WH15130205C	354 310 003	WH15130205A	354 316 003	WH15130205B	354 313 003
Doppel-Druckschalter **Schema 1 (3+3)** 2x beleuchtet Einbautiefe 34 mm	☐	WH15100200C	326 010 003	WH15100200A	326 016 003	WH15100200B	326 013 003
	■	WH15100205C	326 010 053	WH15100205A	326 016 053	WH15100205B	326 013 053
Doppel Drucktaster 2 2x beleuchtet Einbautiefe 34 mm	☐	WH15111400C	354 300 003	WH15111400A	354 306 003	WH15111400B	354 303 003
	■	WH15111405C	354 300 003	WH15111405A	354 306 003	WH15111405B	354 303 003
Doppel-Druckschalter **Schema 1 (3+3)** 1x beleuchtet Einbautiefe 34 mm	☐	WH15100300C	326 020 003	WH15100300A	326 026 003	WH15100300B	326 023 003
	■	WH15100305C	326 020 053	WH15100305A	326 026 053	WH15100305B	326 023 053
Doppel-Druckschalter **Schema 1 (3+3)** **für Ventilator und Licht** 1x beleuchtet mit Symbol Ventilator und LIcht	☐	WH15100400C	326 030 003	WH15100400A	326 036 003	WH15100400B	326 033 003
	■	WH15100405C	326 030 053	WH15100405A	326 036 053	WH15100405B	326 033 053

Leuchtpatrone ▶ Seite 330

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 453

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 600

Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15110200Q	326 051 003
WH15110205Q	326 051 053
WH15120400Q	326 071 003
WH15120405Q	326 071 053
WH15130200Q	354 311 003
WH15130205Q	354 311 003
WH15100200Q	326 011 003
WH15100205Q	326 011 053
WH15140400Q	354 331 003
WH15140405Q	354 331 003
WH15100300Q	beantragt
WH15100305Q	beantragt
WH15100400Q	326 031 003
WH15100405Q	326 031 053

▶ Seite 600

	Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr

WH15110200H

Baukasten, Ersatzteil, Frontset

- Druckschalter/-taster, beleuchtet
- komplett für Durchmesser 58 mm

Frontset Druckschalter/-taster beleuchtet, Weiss	1	★**WH15110200H**	377 100 503
Frontset Druckschalter/-taster beleuchtet, Schwarz	1	★**WH15110205H**	377 100 553

WH15100200H

Baukasten, Ersatzteil, Frontset

- Doppel-Druckschalter/-taster, 2x beleuchtet
- komplett für Durchmesser 58 mm

Frontset Doppeldruckschalter/-taster 2x beleuchtet, Weiss	1	★**WH15100200H**	377 100 103
Frontset Doppeldruckschalter/-taster 2x beleuchtet, Schwarz	1	★**WH15100205H**	377 100 153

WH15100300H

Baukasten, Ersatzteil, Frontset

- Druckschalter/-taster, 1x beleuchtet
- komplett für Durchmesser 58 mm

Frontset Doppeldruckschalter/-taster 1x beleuchtet, Weiss	1	★**WH15100300H**	377 100 203
Frontset Doppeldruckschalter/-taster 1x beleuchtet, Schwarz	1	★**WH15100305H**	377 100 253

WH15100400H

Baukasten, Ersatzteil, Frontset

- Doppeldruckschalter für Ventilator und Licht
- komplett für Durchmesser 58 mm

Frontset für Ventilator und Lichtschalter, 1x beleuchtet, mit Symbol, Weiss	1	★**WH15100400H**	377 100 303
Frontset für Ventilator und Lichtschalter, 1x beleuchtet, mit Symbol, Schwarz	1	★**WH15100405H**	377 100 353

▶ Seite 600

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr



WH101102E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- 10 A, 250 V ~
- mit Steckklemmen
- mit LED-Steckfassung Gelb WH39968011Z / 209 962 003

Schalter S3 beleuchtet	31 mm	1	★WH101102E	326 056 793
Schalter S3 beleuchtet mit Befestigungsplatte	31 mm	1	★WH101102F	326 053 793
Impulstaster beleuchtet	31 mm	1	★WH101302E	354 316 793
Impulstaster beleuchtet mit Befestigungsplatte	31 mm	1	★WH101302F	354 313 793



WH101002E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- 10 A, 250 V ~
- mit Steckklemmen
- mit LED-Steckfassung Gelb WH39968011Z / 209 962 003

Schalter S3+3, 2x beleuchtet	34 mm	1	★WH101002E	326 016 793
Schalter S3+3 2x beleuchtet mit Befestigungsplatte	34 mm	1	★WH101002F	326 013 793
Schalter S3+3, 1x beleuchtet	34 mm	1	★WH101003E	326 026 793
Schalter S3+3 1x beleuchtet mit Befestigungsplatte	34 mm	1	★WH101003F	326 023 793
Schalter S6 beleuchtet	34 mm	1	★WH101204E	326 076 793
Schalter S6 beleuchtet mit Befestigungsplatte	34 mm	1	★WH101204F	326 073 793
Doppel-Impulstaster 2x beleuchtet	34 mm	1	★WH101403E	354 336 793
Doppel-Impulstaster 2x beleuchtet mit Befestigungs-platte	34 mm	1	★WH101403F	354 333 793

Material:
- Körper aus Thermoplast

▶ Seite 600

Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr

WH39968011Z

LED Leuchtpatrone für 230 V AC

- Orientierung/Kontrolle

LED Gelb 230 V AC (Standard)	1	★WH39968011Z	209 962 003
LED Rot 230 V AC	1	★WH39968010Z	209 963 003
LED Grün 230 V AC	1	★WH39968012Z	209 965 003
LED Blau 230 V AC	1	★WH39968013Z	209 967 003
LED Weiss 230 V AC	1	★WH39968000Z	209 960 003

WH39968111Z

LED Leuchtpatrone für 12 – 60 V AC/DC

- Orientierung/Kontrolle
- Bei DC Anwendung ist die Polarität nicht zu beachten.

LED Gelb 12 – 60 V AC/DC	1	★WH39968111Z	209 932 003
LED Rot 12 – 60 V AC/DC	1	★WH39968110Z	209 933 003
LED Grün 12 – 60 V AC/DC	1	★WH39968112Z	209 935 003
LED Blau 12 – 60 V AC/DC	1	★WH39968113Z	209 937 003
LED Weiss 12 – 60 V AC/DC	1	★WH39968100Z	209 930 003

origin

origin

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect
für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm²

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Bezeichnung 10 A 250 V~ Einbautiefe 34 mm	Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Einfachsteckdosen Typ 13		WH15580300C	633 200 003	WH15580300A	633 206 003	WH15580300B	633 203 003
		WH15580305C	633 200 053	WH15580305A	633 206 053	WH15580305B	633 203 053
		WH15580306C	633 200 063	WH15580306A	633 206 063	WH15580306B	633 203 063
Einfachsteckdose Typ 13 mit Statusanzeige 10A 250V mit LED-Leuchtpatrone grün WH39968012Z		WH15583300C	633 200 103	WH15583300A	633 206 103	WH15583300B	633 203 103
		WH15583305C	633 200 153	WH15583305A	633 206 153	WH15583305B	633 203 153

Einfachsteckdosen Typ 13 mit Kinderschutz
Entsprechenden Apparat ohne Front verwenden und zusätzlich die passende Front mit Kinderschutz (siehe Seite Zubehör Steckdosen Typ 13), sowie Abdeckplatte wenn nötig.
z.B.:

WH105853F /
639 773 003

WH15580100H /
377 103 403

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 453

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Orange RAL 2004: 06
Farben ähnlich RAL-Tönen.

für Sondernetze; nur Typ 13 parallel, ohne Kinderschutz

▶ Seite 600

Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15580300Q	633 201 003
WH15580305Q	633 201 053
WH15580306Q	633 201 063
WH15583300Q	633 201 103
WH15583305Q	633 201 153

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect
für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm²

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Bezeichnung 10 A 250 V~ Einbautiefe 35 mm	Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Zweifachsteckdosen Typ 13		WH15622300C	633 210 003	WH15622300A	633 213 003	WH15622300B	633 216 003
		WH15622305C	633 210 053	WH15622305A	633 213 053	WH15622305B	633 216 053
		WH15622306C	633 210 063	WH15622306A	633 213 063	WH15622306B	633 216 063
Zweifachsteckdose Typ 13 mit Statusanzeige 10A 250V mit LED-Leuchtpatrone grün WH39968012Z		WH15623300C	633 210 103	WH15623300A	633 216 103	WH15623300B	633 213 103
		WH15623305C	633 210 153	WH15623305A	633 216 153	WH15623305B	633 213 153
Zweifachsteckdosen Typ 13 1x getrennt		WH15622700C	633 210 203	WH15622700A	633 216 203	WH15622700B	633 213 203
		WH15622705C	633 210 253	WH15622705A	633 216 253	WH15622705B	633 213 253

Zweifachsteckdosen Typ 13 mit Kinderschutz
Entsprechenden Apparat ohne Front verwenden und zusätzlich die passende Front mit Kinderschutz (siehe Seite Zubehör Steckdosen Typ 13), sowie Abdeckplatte wenn nötig.
z.B.:

WH106253F /
657 043 793

WH15622100H /
377 104 303

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 453

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Orange RAL 2004: 06
Farben ähnlich RAL-Tönen.

für Sondernetze; nur Typ 13 parallel, ohne Kinderschutz

▶ Seite 600

Aufputz
Gehäuse
88 x 88 53 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15622300Q	633 211 003
WH15622305Q	633 211 053
WH15622306Q	633 211 063
WH15623300Q	633 211 103
WH15623305Q	633 211 153
WH15622700Q	633 211 203
WH15622705Q	633 211 253

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect
für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm²

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Bezeichnung 10 A 250 V~ Einbautiefe 35 mm	Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Dreifachsteckdosen Typ 13		WH15642300C	633 220 003	WH15642300A	633 226 003	WH15642300B	633 223 003
		WH15642305C	633 220 053	WH15642305A	633 226 053	WH15642305B	633 223 053
		WH15642306C	633 220 063	WH15642306A	633 226 063	WH15642306B	633 223 063
Dreifachsteckdose Typ 13 mit Statusanzeige 10A 250V mit LED-Leuchtpatrone grün WH39968012Z		WH15643300C	633 220 103	WH15643300A	633 226 103	WH15643300B	633 223 103
		WH15643305C	633 220 153	WH15643305A	633 226 153	WH15643305B	633 223 153
Dreifachsteckdosen Typ 13 1x getrennt		WH15642700C	633 220 203	WH15642700A	633 226 203	WH15642700B	633 223 203
		WH15642705C	633 220 253	WH15642705A	633 226 253	WH15642705B	633 223 253

Dreifachsteckdosen Typ 13 mit Kinderschutz
Entsprechenden Apparat ohne Front verwenden und zusätzlich die passende Front mit Kinderschutz (siehe Seite Zubehör Steckdosen Typ 13), sowie Abdeckplatte wenn nötig.
z.B.:

WH106453F /
657 083 793

WH15642100H /
377 105 103

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 453

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Orange RAL 2004: 06
Farben ähnlich RAL-Tönen.

für Sondernetze; nur Typ 13 parallel, ohne Kinderschutz

▶ Seite 600

Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15642300Q	633 221 003
WH15642305Q	633 221 053
WH15642306Q	633 221 063
WH15643300Q	633 221 103
WH15643305Q	633 221 153
WH15642700Q	633 221 203
WH15642705Q	633 221 253

▶ Seite 600

Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr

WH15580300H

Baukasten, Ersatzteil, Front
- für Steckdosen mit Steckklemmen-Anschluss

Front T13, Weiss	1	★WH15580300H	377 103 503
Front T13, Schwarz	1	★WH15580305H	377 103 553
Front T13, Orange	1	★WH15580306H	377 103 563
Front T13 mit Kinderschutz, Weiss	1	★WH15580100H	377 103 403
Front T13 mit Kinderschutz, Schwarz	1	★WH15580105H	377 103 453

WH15622300H

Baukasten, Ersatzteil, Front
- für Steckdosen mit Steckklemmen-Anschluss

Front 2x T13, Weiss	1	★WH15622300H	377 104 403
Front 2x T13, Schwarz	1	★WH15622305H	377 104 453
Front 2x T13, Orange	1	★WH15622306H	377 104 463
Front 2x T13 getrennt, Weiss	1	★WH15623700H	377 104 603
Front 2x T13 getrennt, Schwarz	1	★WH15622705H	377 104 653
Front 2x T13 mit Kinderschutz, Weiss	1	★WH15622100H	377 104 303
Front 2x T13 mit Kinderschutz, Schwarz	1	★WH15622105H	377 104 353
Front 2x T13 getrennt mit Kinderschutz, Weiss	1	★WH15622500H	377 104 503
Front 2x T13 getrennt mit Kinderschutz, Schwarz	1	★WH15622505H	377 104 553

WH15642300H

Baukasten, Ersatzteil, Front
- für Steckdosen mit Steckklemmen-Anschluss

Front 3x T13, Weiss	1	★WH15642300H	377 104 403
Front 3x T13, Schwarz	1	★WH15642305H	377 104 453
Front 3x T13, Orange	1	★WH15642306H	377 104 463
Front 3x T13 1x getrennt, Weiss	1	★WH15643700H	377 104 603
Front 3x T13 1x getrennt, Schwarz	1	★WH15642705H	377 104 653
Front 3x T13 mit Kinderschutz, Weiss	1	★WH15642100H	377 104 303
Front 3x T13 mit Kinderschutz, Schwarz	1	★WH15642105H	377 104 353
Front 3x T13 1x getrennt mit Kinderschutz, Weiss	1	★WH15642500H	377 104 503
Front 3x T13 1x getrennt mit Kinderschutz, Schwarz	1	★WH15642505H	377 104 553

WH15583300H

Baukasten, Ersatzteil, Front
- für Steckdosen mit Steckklemmen-Anschluss

Front 1x T13 für Statusanzeige, weiss	1	★WH15583300H	377 103 603
Front 1x T13 für Statusanzeige, schwarz	1	★WH15583305H	377 103 653

WH15623300H

Baukasten, Ersatzteil, Front
- für Steckdosen mit Steckklemmen-Anschluss

Front 2x T13 für Statusanzeige, weiss	1	★WH15623300H	377 104 703
Front 2x T13 für Statusanzeige, schwarz	1	★WH15623305H	377 104 753

WH15643300H

Baukasten, Ersatzteil, Front
- für Steckdosen mit Steckklemmen-Anschluss

Front 3x T13 für Statusanzeige, weiss	1	★WH15643300H	377 105 503
Front 3x T13 für Statusanzeige, schwarz	1	★WH15643305H	377 105 553

▶ Seite 600

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WH105853E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 16A, 250V - mit Steckklemmen				
	1x Typ 13/23	36 mm	1	★WH105853E	639 753 003
	1x Typ 13/23 mit Befestigungsplatte	36 mm	1	★WH105853F	639 773 003
 WH106253E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 16A, 250V - mit Steckklemmen				
	2x Typ 13/23	36 mm	1	★WH106253E	657 046 793
	2x Typ 13/23 mit Befestigungsplatte	36 mm	1	★WH106253F	657 043 793
 WH106257E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 16A, 250V, getrennt - mit Steckklemmen				
	2x Typ 13/23, getrennt	36 mm	1	★WH106257E	657 056 793
	2x Typ 13/23, getrennt mit Befestigungsplatte	36 mm	1	★WH106257F	657 053 793
WH106453E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 16A, 250V - mit Steckklemmen				
	3x Typ 13/23	36 mm	1	★WH106453E	657 086 793
	3x Typ 13/23 mit Befestigungsplatte	36 mm	1	★WH106453F	657 083 793
WH106457E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 16A, 250V, getrennt - mit Steckklemmen				
	3x Typ 13/23, 1x getrennt	36 mm	1	★WH106257E	657 076 793
	3x Typ 13/23, 1x getrennt mit Befestigungsplatte	36 mm	1	★WH106257F	657 073 793
WH39771603Z	**Baukasten,** Einzelteil, für 1-fach Steckdose				
	3x Typ 13/23 16A, 250V , 1x getrennt	36 mm	1	★WH39771603Z	209 961 003

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder Schraubklemmen für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm²

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Bezeichnung 10 A 400 V~	Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Einfachsteckdose Typ 15 Einbautiefe 41 mm ø 58 mm mit Stecktechnik Quickconnect		WH15593200C	646 340 003	WH15593200A	646 346 003	WH15593200B	646 343 003
		WH15593205C	646 340 053	WH15593205A	646 346 053	WH15593205B	646 343 053
		WH15593206C	646 340 063	WH15593206A	646 346 063	WH15593206B	646 343 063

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 453

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Orange RAL 2004: 06
Farben ähnlich RAL-Tönen.

für Sondernetze; nur Typ 13 parallel, ohne Kinderschutz

▶ Seite 600

Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15593200Q	646 341 003
WH15593205Q	646 341 053
WH15593206Q	646 341 063

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder Schraubklemmen für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5 mm²

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Bezeichnung 10 A 250 V~ ohne Kinderschutz		Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Einfachsteckdose Typ 23 Einbautiefe 36 mm mit Steckklemmen			WH15585300C	633 800 003	WH15585300A	633 806 003	WH15585300B	633 803 003
			WH15585305C	633 800 053	WH15585305A	633 806 053	WH15585305B	633 803 053
			WH15585306C	633 800 063	WH15585306A	633 806 063	WH15585306B	633 803 063
Einfachsteckdose Typ 23 mit Statusanzeige Einbautiefe 36 mm mit LED Leuchtpatrone grün WH39968012Z mit Steckklemmen			WH15588300C	633 800 103	WH15588300A	633 806 103	WH15588300B	633 803 103
			WH15588305C	633 800 153	WH15588305A	633 806 153	WH15588305B	633 803 153
Zweifachsteckdose 2x Typ 23 Einbautiefe 36 mm mit Steckklemmen			WH15625300C	633 810 003	WH15625300A	633 816 003	WH15625300B	633 813 003
			WH15625305C	633 810 053	WH15625305A	633 816 053	WH15625305B	633 813 053
			WH15625306C	633 810 063	WH15625306A	633 816 063	WH15625306B	633 813 063
Zweifachsteckdose Typ 23 mit Statusanzeige Einbautiefe 36 mm mit LED Leuchtpatrone grün WH39968012Z mit Steckklemmen			WH15628300C	633 810 103	WH15628300A	633 816 103	WH15628300B	633 813 103
			WH15628305C	633 810 153	WH15628305A	633 816 153	WH15628305B	633 813 153
Zweifachsteckdose Typ 23 1x getrennt Einbautiefe 36mm mit Steckklemmen			WH15625700C	633 810 203	WH15625700A	633 816 203	WH15625700B	633 813 203
			WH15625705C	633 810 253	WH15625705A	633 816 253	WH15625705B	633 813 253
Dreifachsteckdose Typ 23 Einbautiefe 36 mm mit Steckklemmen			WH15645300C	633 820 003	WH15645300A	633 826 003	WH15645300B	633 823 003
			WH15645305C	633 820 053	WH15645305A	633 826 053	WH15645305B	633 823 053
			WH15645306C	633 820 063	WH15645306A	633 826 063	WH15645306B	633 823 063
Dreifachsteckdose Typ 23 mit Statusanzeige Einbautiefe 36 mm mit LED Leuchtpatrone grün WH39968012Z mit Steckklemmen			WH15648300C	633 820 103	WH15648300A	633 826 103	WH15648300B	633 823 103
			WH15648305C	633 820 153	WH15648305A	633 826 153	WH15648305B	633 823 153
Dreifachsteckdose Typ 23 1x getrennt Einbautiefe 36mm mit Steckklemmen			WH15645700C	633 820 203	WH15645700A	633 826 203	WH15645700B	633 823 203
			WH15645705C	633 820 253	WH15645705A	633 826 253	WH15645705B	633 823 253

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 453

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Orange RAL 2004: 06
Farben ähnlich RAL-Tönen.

für Sondernetze; nur Typ 13 parallel, ohne Kinderschutz

▶ Seite 600

Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15585300Q	633 801 003
WH15585305Q	633 801 053
WH15585306Q	633 801 063
WH15588300Q	633 801 103
WH15588305Q	633 801 153
WH15625300Q	633 811 003
WH15625305Q	633 811 053
WH15625306Q	633 811 063
WH15628300Q	633 811 103
WH15628305Q	633 811 153
WH15625700Q	633 811 203
WH15625705Q	633 811 253
WH15645300Q	633 821 003
WH15645305Q	633 821 053
WH15645306Q	633 821 063
WH15648300Q	633 821 103
WH15648305Q	633 821 153
WH15645700Q	633 821 203
WH15645705Q	633 821 253

▶ Seite 600

WH15585300H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- für Steckdosen mit Steckklemmen-Anschluss

Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Front T23, weiss	1	★WH15585300H	377 103 703
Front T23, schwarz	1	★WH15585305H	377 103 753
Front T23, orange	1	★WH15585306H	377 103 763
Front T23 für Statusanzeige, weiss	1	★WH15588300H	377 103 803
Front T23, für Statusanzeige, schwarz	1	★WH15588305H	377 103 853

WH15625300H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- für Steckdosen mit Steckklemmen-Anschluss

Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Front 2x T23, weiss	1	★WH15625300H	377 104 803
Front 2x T23, schwarz	1	★WH15625305H	377 104 853
Front 2x T23, orange	1	★WH15625306H	377 104 863
Front 2x T23 für Statusanzeige, weiss	1	★WH15628300H	377 105 003
Front 2x T23, für Statusanzeige, schwarz	1	★WH15628305H	377 105 053
Front 2x T23 getrennt, weiss	1	★WH15625705H	377 104 903
Front 2x T23 getrennt, schwarz	1	★WH15625705H	377 104 953

WH15645300H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- für Steckdosen mit Steckklemmen-Anschluss

Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Front 3x T23, weiss	1	★WH15645300H	377 105 603
Front 3x T23, schwarz	1	★WH15645305H	377 105 653
Front 3x T23, orange	1	★WH15645306H	377 105 663
Front 3x T23 für Statusanzeige, weiss	1	★WH15648300H	377 105 803
Front 3x T23, für Statusanzeige, schwarz	1	★WH15648305H	377 105 853
Front 3x T23 1x getrennt, weiss	1	★WH15645705H	377 105 703
Front 3x T23 1x getrennt, schwarz	1	★WH15645705H	377 105 753

▶ Seite 600

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WH105853E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 16A, 250V - mit Steckklemmen				
	1x Typ 13/23	36 mm	1	★WH105853E	639 753 003
	1x Typ 13/23 mit Befestigungsplatte	36 mm	1	★WH105853F	639 773 003
 WH106253E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 16A, 250V - mit Steckklemmen				
	2x Typ 13/23	36 mm	1	★WH106253E	657 046 793
	2x Typ 13/23 mit Befestigungsplatte	36 mm	1	★WH106253F	657 043 793
 WH106257E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 16A, 250V, getrennt - mit Steckklemmen				
	2x Typ 13/23, getrennt	36 mm	1	★WH106257E	657 056 793
	2x Typ 13/23, getrennt mit Befestigungsplatte	36 mm	1	★WH106257F	657 053 793
WH106453E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 16A, 250V - mit Steckklemmen				
	3x Typ 13/23	36 mm	1	★WH106453E	657 086 793
	3x Typ 13/23 mit Befestigungsplatte	36 mm	1	★WH106453F	657 083 793
WH106457E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 16A, 250V, getrennt - mit Steckklemmen				
	3x Typ 13/23, 1x getrennt	36 mm	1	★WH106257E	657 076 793
	3x Typ 13/23, 1x getrennt mit Befestigungsplatte	36 mm	1	★WH106257F	657 073 793
WH39771603Z	**Baukasten,** Einzelteil, für 1-fach Steckdose				
	3x Typ 13/23 16A, 250V , 1x getrennt	36 mm	1	★WH39771603Z	209 961 003

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder Schraubklemmen für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm²

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Bezeichnung 10 A 400 V~	Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Einfachsteckdose Typ 25 Einbautiefe 41 mm mit Stecktechnik Quickconnect		WH15596200C	646 640 003	WH15596200A	646 646 003	WH15596200B	646 643 003
		WH15596205C	646 640 053	WH15596205A	646 646 053	WH15596205B	646 643 053
		WH15596206C	646 640 063	WH15596206A	646 646 063	WH15596206B	646 643 063

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 453

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Orange RAL 2004: 06
Farben ähnlich RAL-Tönen.

für Sondernetze; nur Typ 13 parallel, ohne Kinderschutz

▶ Seite 600

Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15596200Q	646 641 003
WH15596205Q	646 641 053
WH15596206Q	646 641 063

▶ Seite 600

Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr

WH15593200H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- für Steckdosen mit Steckklemmen-Anschluss

Front T15, Weiss	1	★WH15593200H	377 103 903
Front T15, Schwarz	1	★WH15593205H	377 103 953
Front T15, Orange	1	★WH15593206H	377 103 963

WH15596200H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- für Steckdosen mit Steckklemmen-Anschluss

Front T25, Weiss	1	★WH15596200H	377 104 003
Front T25, Schwarz	1	★WH15596205H	377 104 053
Front T25, Orange	1	★WH15596206H	377 104 063

▶ Seite 600


WH105962E

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz				
- mit Steckklemmen				
Steckdose Typ15, Typ 25	41 mm	1	★WH105962E	640 006 793
Steckdose Typ15, Typ 25 mit Befestigungsplatte	41 mm	1	★WH105962F	640 003 793

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Bezeichnung Einbautiefe 39 mm	Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Steckdose T13 mit FI-Schutz 10 A 250 V~		WH15600700C	750 050 003	WH15600700A	750 056 003	WH15600700B	750 053 003
		WH15600705C	750 050 003	WH15600705A	750 056 003	WH15600705B	750 053 003
Steckdose T23 mit FI-Schutz 16 A 250 V~		WH15600800C	750 060 003	WH15600800A	750 066 003	WH15600800B	750 063 003
		WH15600805C	750 060 003	WH15600805A	750 066 003	WH15600805B	750 063 003

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

Befestigungsplatten ▶ Seite 453

▶ Seite 600

Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15600700Q	750 051 003
WH15600705Q	750 051 003
WH15600800Q	750 061 003
WH15600805Q	750 061 003

WH15600700H

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front			
- mit Steckklemmen			
Front T13 Sidos, Weiss	1	★WH15600700H	377 104 103
Front T13 Sidos, Schwarz	1	★WH15600700H	377 104 103

WH15600800H

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front			
- mit Steckklemmen			
Front T23 Sidos, Weiss	1	★WH15600800H	377 104 203
Front T23 Sidos, Schwarz	1	★WH15600800H	377 104 203

origin

WH106007E

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz			
- mit Steckklemmen			
Einsatz Typ 13 mit FI-Schutz	1	★ WH106007E	750 016 793
Einsatz Typ 13 mit FI-Schutz mit Befestigungsplatte	1	★ WH106007F	750 013 793

WH106008E

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz			
- mit Steckklemmen			
Einsatz Typ 23 mit FI-Schutz	1	★ WH106008E	750 036 793
Einsatz Typ 23 mit FI-Schutz mit Befestigungsplatte	1	★ WH106008F	750 033 793

origin

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Bezeichnung
10 A 250 V~
Einbautiefe 40 mm

Unterputz
komplett
92 x 92 mm

Unterputz
für Kombinationen
Ø 58 mm

Unterputz
Einsatz mit Front
77 x 77 mm

	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Druckschalter Schema 3		WH15851100C	655 303 003	WH15851100A	655 363 003	WH15851100B	655 333 003
		WH15851105C	655 303 053	WH15851105A	655 363 053	WH15851105B	655 333 053
Druckschalter Schema 6		WH15861100C	655 305 003	WH15861100A	655 365 003	WH15861100B	655 335 003
		WH15861105C	655 305 053	WH15861105A	655 365 053	WH15861105B	655 335 053
Drucktaster		WH15871100C	354 400 003	WH15871100A	354 406 003	WH15871100B	354 403 003
		WH15871105C	354 400 053	WH15871105A	354 406 053	WH15871105B	354 403 053

Für Druckschalter/Taster mit Kinderschutz
Entsprechenden Apparat ohne Front verwenden und zusätzlich die passende Front mit Kinderschutz (siehe Zubehör auf nächste Seite), sowie Abdeckplatte wenn nötig.
z.B.:

WH108501F /
755 943 003

WH15850100H /
377 106 503

Druckschalter Schema 1 (3+3)		WH15841100C	655 300 003	WH15841100A	655 360 003	WH15841100B	655 330 003
		WH15841105C	655 300 053	WH15841105A	655 360 053	WH15841105B	655 330 053
Druckschalter Schema 3 + Drucktaster		WH15891100C	655 307 003	WH15891100A	655 367 003	WH15891100B	655 337 003
		WH15891105C	655 307 053	WH15891105A	655 367 053	WH15891105B	655 337 053
2 Drucktaster		WH15881100C	354 420 003	WH15881100A	354 426 003	WH15881100B	354 423 003
		WH15881105C	354 420 053	WH15881105A	354 426 053	WH15881105B	354 423 053

Für Doppeldruckschalter/Taster mit Kinderschutz
Entsprechenden Apparat ohne Front verwenden und zusätzlich die passende Front mit Kinderschutz (siehe Zubehör auf nächste Seite), sowie Abdeckplatte wenn nötig.
z.B.:

WH108401F /
755 941 003

WH15840100H /
377 105 903

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

Befestigungsplatten ▶ Seite 453

▶ Seite 600

Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15851100Q	655 313 003
WH15851105Q	655 313 053
WH15861100Q	655 315 003
WH15861105Q	655 315 053
WH15871100Q	354 401 003
WH15871105Q	354 401 053
WH15841100Q	655 310 003
WH15841105Q	655 310 053
WH15891100Q	655 317 003
WH15891105Q	655 317 053
WH15881100Q	354 421 003
WH15884405Q	354 421 053

▶ Seite 600

	Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
WH15851100H	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset			
	Frontset Kombi T13, Weiss	1	★ **WH15851100H**	377 106 703
	Frontset Kombi T13, Schwarz	1	★ **WH15851105H**	377 106 753
WH15850100H	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset - mit Kinderschutz			
	Frontset Kombi T13 mit KS, Weiss	1	★ **WH15850100H**	377 106 503
	Frontset Kombi T13 mit KS, Schwarz	1	★ **WH15850105H**	377 106 553
WH15841100H	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset			
	Frontset Kombi T13 Doppelknopf, Weiss	1	★ **WH15841100H**	377 106 203
	Frontset Kombi T13 Doppelknopf, Schwarz	1	★ **WH15841105H**	377 106 253
WH15840100H	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset - mit Kinderschutz			
	Frontset Kombi T13 Doppelknopf, Weiss	1	★ **WH15840100H**	377 105 903
	Frontset Kombi T13 Doppelknopf, Schwarz	1	★ **WH15840105H**	377 105 953

▶ Seite 600



WH108501E



WH108401E

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - Kleinkombi mit Steckdose Typ 13 - Einfachfunktion				
Druckschalter Schema 3	40 mm	1	★ WH108501E	755 043 003
Druckschalter Schema 3 mit Befestigungsplatte	40 mm	1	★ WH108501F	755 943 003
Druckschalter Schema 6	40 mm	1	★ WH108601E	755 668 003
Druckschalter Schema 6 mit Befestigungsplatte	40 mm	1	★ WH108601F	755 669 003
Drucktaster	40 mm	1	★ WH108501E	554 527 003
Drucktaster mit Befestigungsplatte	40 mm	1	★ WH108501F	554 529 003
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - Kleinkombi mit Steckdose Typ 13 - Einfachfunktion				
Doppeldruckschalter Schema 3+3	40 mm	1	★ WH108401E	755 041 003
Druckschalter Schema 3 mit Befestigungsplatte	40 mm	1	★ WH108401F	755 941 003
Druckschalter Schema 3 + Drucktaster	40 mm	1	★ WH108901E	755 548 003
Druckschalter Schema 3 + Drucktaster mit Befestigungsplatte	40 mm	1	★ WH108901F	755 549 003
Doppeldrucktaster	40 mm	1	★ WH108801E	554 047 003
Doppeldrucktaster mit Befestigungsplatte	40 mm	1	★ WH108801F	554 947 003

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- mit LED-Steckfassung Gelb WH39968011Z / 209 962 003
- Frontscheibe für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Bezeichnung
10 A 250 V~
Einbautiefe 40 mm

Unterputz
komplett
92 x 92 mm

Unterputz
für Kombinationen
Ø 58 mm

Unterputz
Einsatz mit Front
77 x 77 mm

	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Druckschalter Schema 3, beleuchtet		WH15851200C	655 304 003	WH15851200A	655 364 003	WH15851200B	655 334 003
		WH15851205C	655 304 053	WH15851205A	655 364 053	WH15851205B	655 334 053
Druckschalter Schema 6, beleuchtet		WH15861200C	655 306 003	WH15861200A	655 366 003	WH15861200B	655 336 003
		WH15861205C	655 306 053	WH15861205A	655 366 053	WH15861205B	655 336 053
Drucktaster 1-polig, beleuchtet		WH15871200C	354 410 003	WH15871200A	354 416 003	WH15871200B	354 413 003
		WH15871205C	354 410 053	WH15871205A	354 416 053	WH15871205B	354 413 053

Für Leucht-Druckschalter/Taster mit Kinderschutz
Entsprechenden Apparat ohne Front verwenden und zusätzlich die passende Front mit Kinderschutz (siehe Zubehör auf nächste Seite), sowie Abdeckplatte wenn nötig.
z.B.:

WH108512F /
655 364 793

WH15851200H /
377 106 703

	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Druckschalter Schema 1 (3+3), 2x beleuchtet		WH15841200C	655 301 003	WH15841200A	655 361 003	WH15841200B	655 331 003
		WH15841205C	655 301 053	WH15841205A	655 361 053	WH15841205B	655 331 053
Druckschalter Schema 3 + Drucktaster, 2x beleuchtet		WH15891200C	655 308 003	WH15891200A	655 368 003	WH15891200B	655 338 003
		WH15891205C	655 308 053	WH15891205A	655 368 053	WH15891205B	655 338 053
2 Drucktaster, 2x beleuchtet		WH15881200C	354 430 003	WH15881200A	354 436 003	WH15881200B	354 433 003
		WH15881205C	354 430 053	WH15881205A	354 436 053	WH15881205B	354 433 053

Für Leucht-Druckschalter/Taster, mit Doppelfunktion mit Kinderschutz
Entsprechenden Apparat ohne Front verwenden und zusätzlich die passende Front mit Kinderschutz (siehe Zubehör auf nächste Seite), sowie Abdeckplatte wenn nötig.
z.B.:

WH108412F /
655 361 793

WH15841200H /
377 106 003

Kleinkombinationen beleuchtet, mit Steckdose Typ 13, mit Frontscheibe

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

Befestigungsplatten ▶ Seite 453
Leuchtpatronen ▶ Seite 330

▶ Seite 600

Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 64 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15851200Q	655 314 003
WH15851205Q	655 314 053
WH15861200Q	655 316 003
WH15861205Q	655 316 053
WH15871200Q	354 411 003
WH15871205Q	354 411 053
WH15841200Q	655 311 003
WH15841205Q	655 311 053
WH15891200Q	655 318 003
WH15891205Q	655 318 053
WH15881200Q	354 431 003
WH15881205Q	354 431 053

▶ Seite 600

	Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
WH15851200H	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset			
	Frontset Kombi beleuchtet T13, Weiss	1	★WH15851200H	377 106 803
	Frontset Kombi beleuchtet T13, Schwarz	1	★WH15851205H	377 106 853
WH15850200H	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset - mit Kinderschutz			
	Frontset Kombi beleuchtet T13, Weiss	1	★WH15850200H	377 106 503
	Frontset Kombi beleuchtet T13, Schwarz	1	★WH15850205H	377 106 553
WH15841200H	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset			
	Frontset Kombi 2x beleuchtet T13, Weiss	1	★WH15841200H	377 106 303
	Frontset Kombi 2x beleuchtet T13, Schwarz	1	★WH15841205H	377 106 353
WH15840200H	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset - mit Kinderschutz			
	Frontset Kombi 2x beleuchtet T13, Weiss	1	★WH15840200H	377 106 003
	Frontset Kombi 2x beleuchtet T13, Schwarz	1	★WH15840205H	377 106 053

▶ Seite 600



WH108512E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- Kleinkombi mit Steckdose Typ 13
- Einfachfunktion, beleuchtet mit LED Steckfassung WH39968011Z / 209 962 003

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Druckschalter Schema 3	40 mm	1	★WH108512E	655 364 793
Druckschalter Schema 3 mit Befestigungsplatte	40 mm	1	★WH108512F	655 334 793
Druckschalter Schema 6	40 mm	1	★WH108612E	655 366 793
Druckschalter Schema 6 mit Befestigungsplatte	40 mm	1	★WH108612F	655 336 793
Drucktaster	40 mm	1	★WH108712E	354 416 793
Drucktaster mit Befestigungsplatte	40 mm	1	★WH108712F	354 413 793

WH108412E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- Kleinkombi mit Steckdose Typ 13
- Doppelfunktion, 2x beleuchtet mit LED Steckfassung WH39968011Z / 209 962 003

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Doppeldruckschalter Schema 3+3	40 mm	1	★WH108412E	655 361 793
Druckschalter Schema 3 mit Befestigungsplatte	40 mm	1	★WH108412F	655 331 793
Druckschalter Schema 3 + Drucktaster	40 mm	1	★WH108912E	655 368 793
Druckschalter Schema 3 + Drucktaster mit Befestigungsplatte	40 mm	1	★WH108912F	655 338 793
Doppeldrucktaster	40 mm	1	★WH108812E	354 436 793
Doppeldrucktaster mit Befestigungsplatte	40 mm	1	★WH108812F	354 433 793

WH39968011Z

LED Leuchtpatrone für 230 V AC

- Orientierung/Kontrolle

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
LED Gelb 230 V AC (Standard)	1	WH39968011Z	209 962 003
LED Rot 230 V AC	1	WH39968010Z	209 963 003
LED Grün 230 V AC	1	WH39968012Z	209 965 003
LED Blau 230 V AC	1	WH39968013Z	209 967 003
LED Weiss 230 V AC	1	WH39968000Z	209 960 003

WH39968111Z

LED Leuchtpatrone für 12 – 60 V AC/DC

- Orientierung/Kontrolle
- Bei DC Anwendung ist die Polarität nicht zu beachten.

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
LED Gelb 12 – 60 V AC/DC	1	WH39968111Z	209 932 003
LED Rot 12 – 60 V AC/DC	1	WH39968110Z	209 933 003
LED Grün 12 – 60 V AC/DC	1	WH39968112Z	209 935 003
LED Blau 12 – 60 V AC/DC	1	WH39968113Z	209 937 003
LED Weiss 12 – 60 V AC/DC	1	WH39968100Z	209 930 003

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- inkl. LED-Leuchtpatrone Gelb
- mit LED-Steckfassung Gelb WH39968011Z / 209 962 003
- Frontscheibe für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Bezeichnung 10 A 250 V~ Einbautiefe 40 mm	Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Doppel- Druckschalter Schema 1 (3+3), 1x beleuchtet		WH15841300C	655 302 003	WH15841300A	655 362 003	WH15841300B	655 332 003
		WH15841305C	655 302 053	WH15841305A	655 362 053	WH15841305B	655 332 053
2 Doppel-Drucktaster, 1x beleuchtet		WH15881300C	354 440 003	WH15881300A	354 446 003	WH15881300B	354 443 003
		WH15881305C	354 440 053	WH15881305A	354 446 053	WH15881305B	354 443 053

Für Leucht-Druckschalter/Taster, mit Doppelfunktion, 1x beleuchtet und mit Kinderschutz Entsprechenden Apparat ohne Front verwenden und zusätzlich die passende Front mit Kinderschutz (siehe Zubehör auf nächste Seite), sowie Abdeckplatte wenn nötig.
z.B.:

WH108413F /
655 332 793

WH15840300H /
377 106 103

Kleinkombinationen beleuchtet, mit Steckdose Typ 13, mit Frontscheibe

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

Befestigungsplatten ▶ Seite 453
Leuchtpatronen ▶ Seite 330

▶ Seite 600

Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 64 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15841300Q	655 312 003
WH15841305Q	655 312 053
WH15881300Q	354 441 003
WH15881305Q	354 441 053

▶ Seite 600

Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr

WH15841300H

Baukasten, Ersatzteil, Frontset

Frontset Kombi Doppelknopf 1x beleuchtet T13, Weiss	1	**WH15841300H**	377 106 403
Frontset Kombi Doppelknopf 1x beleuchtet T13, Schwarz	1	**WH15841305H**	377 106 453

WH15840300H

Baukasten, Ersatzteil, Frontset

- mit Kinderschutz

Frontset Kombi Doppelknopf 1x beleuchtet T13, Weiss	1	**WH15840300H**	377 106 103
Frontset Kombi Doppelknopf 1x beleuchtet T13, Schwarz	1	**WH15840305H**	377 106 153

▶ Seite 600



WH108413E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz, ohne LED-Leuchtpatrone

- Kleinkombi mit Steckdose Typ 13
- Doppelfunktion, 1x beleuchtet mit LED Steckfassung
  WH39968011Z / 209 962 003

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Doppeldruckschalter Schema 3+3	40 mm	1	★WH108413E	655 362 793
Druckschalter Schema 3 mit Befestigungsplatte	40 mm	1	★WH108413F	655 332 793
Doppeldrucktaster	40 mm	1	★WH108813E	354 436 793
Doppeldrucktaster mit Befestigungsplatte	40 mm	1	★WH108813F	354 433 793

WH39968011Z

LED Leuchtpatrone für 230 V AC

- Orientierung/Kontrolle

LED Gelb 230 V AC (Standard)	1	**WH39968011Z**	209 962 003
LED Rot 230 V AC	1	**WH39968010Z**	209 963 003
LED Grün 230 V AC	1	**WH39968012Z**	209 965 003
LED Blau 230 V AC	1	**WH39968013Z**	209 967 003
LED Weiss 230 V AC	1	**WH39968000Z**	209 960 003

WH39968111Z

LED Leuchtpatrone für 12 – 60 V AC/DC

- Orientierung/Kontrolle
- Bei DC Anwendung ist die Polarität nicht zu beachten.

LED Gelb 12 – 60 V AC/DC	1	**WH39968111Z**	209 932 003
LED Rot 12 – 60 V AC/DC	1	**WH39968110Z**	209 933 003
LED Grün 12 – 60 V AC/DC	1	**WH39968112Z**	209 935 003
LED Blau 12 – 60 V AC/DC	1	**WH39968113Z**	209 937 003
LED Weiss 12 – 60 V AC/DC	1	**WH39968100Z**	209 930 003

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- inkl. LED-Leuchtpatrone Gelb bei beleuchteten Schalter oder Taster
- Steckdosen ohne Kinderschutz

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Bezeichnung Kombinationen bestückt mit		Farbe	**Unterputz komplett 92 x 152 mm** Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Unterputz komplett 152 x 92 mm** Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Unterputz komplett 92 x 152 mm** Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Druckschalter S3 2x1 senkrecht S3 + S3		☐	WH15912000C	382 520 003				
		■	WH15912005C	382 520 053				
Druckschalter S3 2x1 senkrecht S3 + T13		☐	WH15915000C	382 530 003				
		■	WH15915005C	382 530 053				
Druckschalter S3 1x2 waagrecht S3 + T13		☐			WH15915000C	382 620 003		
		■			WH15915005C	382 620 053		
Druckschalter S3 1x2 waagerecht S3 + 3xT13		☐			WH15912700C	382 560 003		
		■			WH15912705C	382 560 053		
Drucktaster 2x1 senkrecht Taster + T13		☐	WH15914600C	382 580 003				
		■	WH15914605C	382 580 053				
Storenschalter 2x1 senkrecht Storenschalter + S3		☐					WH15914700C	382 590 003
		■					WH15914705C	382 590 053
Storenschalter 2x1 senkrecht Storenschalter + Kleinkombination S3/T13		☐					WH15914800C	382 600 003
		■					WH15914805C	382 600 053
Kombinationen bestückt mit Doppel-Druckschalter S1 2x1 senkrecht S1 (3+3) + T13		☐						
		■						
UP-Kombinationen bestückt 2x1 senkrecht S3 + S3/ T13		☐						
		■						
UP-Kombinationen mit Leerplätzen ø 58 mm 1x2 waagrecht leer + 3xT13		☐						
		■						
Leerplatz ø 58 mm 2x1 senkrecht leer ø 58 mm + Sonnerie		☐						
		■						
2x1 senkrecht Leuchttaster + Sonnerie		☐						
		■						

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

Befestigungsplatten ▶ Seite 453
Leuchtpatronen ▶ Seite 330
▶ Seite 600

Unterputz
komplett
92 x 152 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15913000C	382 570 003
WH15913005C	382 570 053

Unterputz
komplett
92 x 152 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15912600C	382 540 003
WH15912605C	382 540 053

Unterputz
komplett
152 x 92 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15914900C	382 610 003
WH15914905C	382 610 053

Unterputz
komplett
92 x 152 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15511000C	382 500 003
WH15511005C	382 500 053
WH15511300C	382 510 003
WH15511305C	382 510 053

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Bezeichnung 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~		Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Ausschalter **Schema 0/1-polig** Einbautiefe 32 mm			WH15180100C	347 150 003	WH15180100A	347 156 003	WH15180100B	347 153 003
			WH15180105C	347 150 053	WH15180105A	347 156 053	WH15180105B	347 153 053
Ausschalter **Schema 0/2-polig** Einbautiefe 32 mm			WH15180200C	347 150 103	WH15180200A	347 156 103	WH15180200B	347 153 103
			WH15180205C	347 150 153	WH15180205A	347 156 153	WH15180205B	347 153 153
Ausschalter **Schema 0/3-polig** Einbautiefe 46 mm			WH15180300C	347 150 203	WH15180300A	347 156 203	WH15180300B	347 153 203
			WH15180305C	347 150 253	WH15180305A	347 156 253	WH15180305B	347 153 253
Umschalter **Schema 2 /1-polig** Einbautiefe 32 mm			WH15180500C	347 150 403	WH15180500A	347 156 403	WH15180500B	347 153 403
			WH15180505C	347 150 453	WH15180505A	347 156 453	WH15180505B	347 153 453
Umschalter **Schema 2 /1-polig** **0-AUT-0-HAND** Einbautiefe 32 mm			WH15181000C	347 150 603	WH15181000A	347 156 603	WH15181000B	347 153 603
			WH15181005C	347 150 653	WH15181005A	347 156 653	WH15181005B	347 153 653
Umschalter **Schema 2 /1-polig** **0-AUT-0-MAN** Einbautiefe 32 mm			WH15181100C	347 150 703	WH15181100A	347 156 703	WH15181100B	347 153 703
			WH15181105C	347 150 753	WH15181105A	347 156 753	WH15181105B	347 153 753
Umschalter **Schema 5/1-polig** **0-1-2-3** Einbautiefe 46 mm			WH15181200C	347 150 803	WH15181200A	347 156 803	WH15181200B	347 153 803
			WH15181205C	347 150 853	WH15181205A	347 156 853	WH15181205B	347 153 853
Wechselschalter **Schema 3/1-polig** Einbautiefe 32 mm			WH15180600C	347 150 503	WH15180600A	347 156 503	WH15180600B	347 153 503
			WH15180605C	347 150 553	WH15180605A	347 156 553	WH15180605B	347 153 553
Serieschalter **Schema 1/1-polig** Einbautiefe 32 mm			WH15180400C	347 150 403	WH15180400A	347 156 403	WH15180400B	347 153 403
			WH15180405C	347 150 453	WH15180405A	347 156 453	WH15180405B	347 153 453
Schwenktaster, **Schliesser 1-polig** Einbautiefe 32 mm			WH15180700C	354 340 003	WH15180700A	354 346 003	WH15180700B	354 343 003
			WH15180705C	354 340 053	WH15180705A	354 346 053	WH15180705B	354 343 053
Schwenktaster, **Wechsler** Einbautiefe 32 mm			WH15180900C	354 350 003	WH15180900A	354 356 003	WH15180900B	354 353 003
			WH15180905C	354 350 053	WH15180905A	354 356 053	WH15180905B	354 353 053

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

Befestigungsplatten ▶ Seite 453
▶ Seite 600

Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53 mm

Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 63 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15180100Q	347 151 003		
WH15180105Q	347 151 053		
WH15180200Q	347 151 103		
WH15180205Q	347 151 153		
		WH15180300Q	347 151 203
		WH15180305Q	347 151 253
WH15180500Q	347 151 403		
WH15180505Q	347 151 453		
WH15181000Q	347 151 603		
WH15181005Q	347 151 653		
WH15181100Q	347 151 703		
WH15181105Q	347 151 753		
		WH15181200Q	347 151 803
		WH15181205Q	347 151 853
WH15180600Q	347 151 503		
WH15180605Q	347 151 553		
WH15180400Q	347 151 403		
WH15180405Q	347 151 453		
WH15180700Q	354 341 003		
WH15180705Q	354 341 053		
WH15180900Q	354 351 003		
WH15180905Q	354 351 053		

▶ Seite 600

WH15180100H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Frontset - Drehschalter - 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~ - mit Schraubklemmen				
Frontset Drehschalter S0, Weiss	32 mm	1	★WH15180100H	377 100 603
Frontset Drehschalter S0, Schwarz	32 mm	1	★WH15180105H	377 100 653
Frontset Drehschalter S1, Weiss	32 mm	1	★WH15180400H	377 100 703
Frontset Drehschalter S1, Weiss	32 mm	1	★WH15180405H	377 100 753
Frontset Drehschalter S2, Weiss	32 mm	1	★WH15180500H	377 100 803
Frontset Drehschalter S2, Schwarz	32 mm	1	★WH15180505H	377 100 853
Frontset Drehschalter S2 0-Auto-0-Hand, Weiss	32 mm	1	★WH15181000H	377 101 203
Frontset Drehschalter S2 0-Auto-0-Hand, Schwarz	32 mm	1	★WH15181005H	377 101 253
Frontset Drehschalter S2 0-Auto-0-Man, Weiss	32 mm	1	★WH15181100H	377 101 303
Frontset Drehschalter S2 0-Auto-0-Man, Schwarz	32 mm	1	★WH15181105H	377 101 353
Frontset Drehschalter S3, Weiss	32 mm	1	★WH15180600H	377 100 903
Frontset Drehschalter S3, Schwarz	32 mm	1	★WH15180605H	377 100 953
Frontset Drehschalter S5, Weiss	32 mm	1	★WH15181200H	377 101 403
Frontset Drehschalter S5, Schwarz	32 mm	1	★WH15181205H	377 101 453
Baukasten, Ersatzteil, Frontset - Schwenktaster - 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~ - mit Schraubklemmen				
Frontset Schwenktaster Schliesser, Weiss	32 mm	1	★WH15180700H	377 101 003
Frontset Schwenktaster Schliesser, Schwarz	32 mm	1	★WH15180705H	377 101 053
Frontset Schwenktaster Wechsler, Weiss	32 mm	1	★WH15180900H	377 101 103
Frontset Schwenktaster Wechsler, Schwarz	32 mm	1	★WH15180905H	377 101 153

▶ Seite 600

WH10801E

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~ - mit Schraubklemmen				
Ausschalter Schema 0/1P	32 mm	1	★WH101801E	547 868 003
Ausschalter Schema 0/1P mit Befestigungsplatte	32 mm	1	★WH101801F	547 968 003
Ausschalter Schema 0/2P	32 mm	1	★WH101802E	547 869 003
Ausschalter Schema 0/2P mit Befestigungsplatte	32 mm	1	★WH101802F	547 969 003
Ausschalter Schema 0/3P	46 mm	1	★WH101803E	547 870 003
Ausschalter Schema 0/3P mit Befestigungsplatte	46 mm	1	★WH101803F	547 970 003
Serieschalter Schema 1/1P	46 mm	1	★WH101804E	547 871 003
Serieschalter Schema 1/1P mit Befestigungsplatte	46 mm	1	★WH101804F	547 971 003
Umschalter Schema 2/1P	32 mm	1	★WH101805E	547 872 003
Umschalter Schema 2/1P mit Befestigungsplatte	32 mm	1	★WH101805F	547 972 003
Wechselschalter Schema 3/1P	32 mm	1	★WH101806E	547 873 003
Wechselschalter Schema 3/1P mit Befestigungsplatte	32 mm	1	★WH101806F	547 973 003
Umschalter Schema 5/1P	32 mm	1	★WH101812E	547 725 003
Umschalter Schema 5/1P mit Befestigungsplatte	32 mm	1	★WH101812F	547 825 003
Schwenktaster Schliesser 1-polig	32 mm	1	★WH101807E	547 877 003
Schwenktaster Schliesser 1-polig mit Befestigungsplatte	32 mm	1	★WH101807F	547 874 003
Schwenktaster Wechsler	32 mm	1	★WH101809E	547 876 003
Schwenktaster Wechsler mit Befestigungsplatte	32 mm	1	★WH101809F	547 976 003

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
geprüft und fertigungsüberwacht

Bezeichnung 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~		Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Ausschalter **Schema 0/1-polig** Einbautiefe 63 mm			WH15184100C	347 160 003	WH15184100A	347 166 003	WH15184100B	347 163 003
			WH15184105C	347 160 053	WH15184105A	347 166 053	WH15184105B	347 163 053
Ausschalter **Schema 0/2-polig** Einbautiefe 63 mm			WH15184200C	347 160 103	WH15184200A	347 166 103	WH15184200B	347 163 103
			WH15184205C	347 160 153	WH15184205A	347 166 153	WH15184205B	347 163 153
Ausschalter **Schema 0/3-polig** Einbautiefe 77 mm			WH15184300C	347 160 203	WH15184300A	347 166 203	WH15184300B	347 163 203
			WH15184305C	347 160 253	WH15184305A	347 166 253	WH15184305B	347 163 253
Umschalter **Schema 2 /1-polig** Einbautiefe 63 mm			WH15184500C	347 160 403	WH15184500A	347 166 403	WH15184500B	347 163 403
			WH15184505C	347 160 453	WH15184505A	347 166 453	WH15184505B	347 163 453
Umschalter **Schema 2 /1-polig** **0-AUT-0-HAND** Einbautiefe 63 mm			WH15185000C	347 160 603	WH15185000A	347 166 603	WH15185000B	347 163 603
			WH15185005C	347 160 653	WH15185005A	347 166 653	WH15185005B	347 163 653
Umschalter **Schema 2 /1-polig** **0-AUT-0-MAN** Einbautiefe 63 mm			WH15185100C	347 160 703	WH15185100A	347 166 703	WH15185100B	347 163 703
			WH15185105C	347 160 753	WH15185105A	347 166 753	WH15185105B	347 163 753
Wechselschalter **Schema** **3/1-polig** Einbautiefe 63 mm			WH15184600C	347 160 503	WH15184600A	347 166 503	WH15184600B	347 163 503
			WH15184605C	347 160 553	WH15184605A	347 166 553	WH15184605B	347 163 553
Serieschalter **Schema 1/1-polig** Einbautiefe 63 mm			WH15184400C	347 160 303	WH15184400A	347 166 303	WH15184400B	347 163 303
			WH15184405C	347 160 353	WH15184405A	347 166 353	WH15184405B	347 163 353
Schwenktaster, **Schliesser 1-polig** Einbautiefe 63 mm			WH15184700C	354 360 003	WH15184700A	354 366 003	WH15184700B	354 363 003
			WH15184705C	354 360 053	WH15184705A	354 366 053	WH15184705B	354 363 053
Schwenktaster, **Wechsler** Einbautiefe 63 mm			WH15184900C	354 370 003	WH15184900A	354 376 003	WH15184900B	354 373 003
			WH15184905C	354 370 053	WH15184905A	354 376 053	WH15184905B	354 373 053

- Schlüsseldrehschalter / Schlüsselschwenktaster mit Zylinder,
  Typ Kraus & Naimer Blue Line, Sicherheitsschloss Zylinder KABA 8
  Typ 10 65 A mit zwei Schlüsseln, 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~,
  mit Schraubklemmen

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

Befestigungsplatten ▶ Seite 453
▶ Seite 600

▶ Seite 600

WH15184100H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Schlüsseldrehschalter/Schlüsselschwenktaster mit Zylinder
- 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~
- mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Frontset Schlüsselschalter S0, Weiss	63 mm	1	★**WH15184100H**	377 101 503
Frontset Schlüsselschalter S0, Schwarz	63 mm	1	★**WH15184105H**	377 101 553
Frontset Schlüsselschalter S1, Weiss	63 mm	1	★**WH15184400H**	377 101 603
Frontset Schlüsselschalter S1, Schwarz	63 mm	1	★**WH15184405H**	377 101 653
Frontset Schlüsselschalter S2, Weiss	63 mm	1	★**WH15184500H**	377 101 703
Frontset Schlüsselschalter S2, Schwarz	63 mm	1	★**WH15184505H**	377 101 753
Frontset Schlüsselschalter S2 0-Auto-0-Hand, Weiss	63 mm	1	★**WH15185000H**	377 102 103
Frontset Schlüsselschalter S2 0-Auto-0-Hand, Schwarz	63 mm	1	★**WH15185005H**	377 102 153
Frontset Schlüsselschalter S2 0-Auto-0-Man, Weiss	63 mm	1	★**WH15185100H**	377 102 203
Frontset Schlüsselschalter S2 0-Auto-0-Man, Schwarz	63 mm	1	★**WH15185105H**	377 102 253
Frontset Schlüsselschalter S3, Weiss	63 mm	1	★**WH15184600H**	377 101 803
Frontset Schlüsselschalter S3, Schwarz	63 mm	1	★**WH15184605H**	377 101 853
Frontset Schlüsselschwenktaster Schliesser, Weiss	63 mm	1	★**WH15184700H**	377 101 903
Frontset Schlüsselschwenktaster Schliesser, Schwarz	63 mm	1	★**WH15184705H**	377 101 953
Frontset Schlüsselschwenktaster Wechsler, Weiss	63 mm	1	★**WH15184900H**	377 102 003
Frontset Schlüsselschwenktaster Wechsler, Schwarz	63 mm	1	★**WH15184905H**	377 102 053

▶ Seite 600

WH101841E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- Schlüsseldrehschalter/Schlüsselschwenktaster mit Zylinder
- 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~
- mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Ausschalter Schema 0/1P	63 mm	1	★**WH101841E**	547 877 003
Ausschalter Schema 0/1P mit Befestigungsplatte	63 mm	1	★**WH101841F**	547 977 003
Ausschalter Schema 0/2P	63 mm	1	★**WH101842E**	547 878 003
Ausschalter Schema 0/2P mit Befestigungsplatte	63 mm	1	★**WH101842F**	547 978 003
Ausschalter Schema 0/3P	77 mm	1	★**WH101843E**	547 879 003
Ausschalter Schema 0/3P mit Befestigungsplatte	77 mm	1	★**WH101843F**	547 979 003
Serieschalter Schema 1/1P	77 mm	1	★**WH101844E**	547 880 003
Serieschalter Schema 1/1P mit Befestigungsplatte	77 mm	1	★**WH101844F**	547 980 003
Umschalter Schema 2/1P	63 mm	1	★**WH101845E**	547 881 003
Umschalter Schema 2/1P mit Befestigungsplatte	63 mm	1	★**WH101845F**	547 981 003
Wechselschalter Schema 3/1P	63 mm	1	★**WH101846E**	547 882 003
Wechselschalter Schema 3/1P mit Befestigungsplatte	63 mm	1	★**WH101846F**	547 982 003
Schwenktaster Schliesser 1-polig	32 mm	1	★**WH101847E**	547 883 003
Schwenktaster Schliesser 1-polig mit Befestigungsplatte	32 mm	1	★**WH101847F**	547 983 003
Schwenktaster Wechsler	32 mm	1	★**WH101849E**	547 885 003
Schwenktaster Wechsler mit Befestigungsplatte	32 mm	1	★**WH101849F**	547 985 003

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
geprüft und fertigungsüberwacht

Unterputz
komplett
92 x 92 mm

Unterputz
für Kombinationen
Ø 58 mm

Unterputz
Einsatz mit Front
77 x 77 mm

Bezeichnung 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~		Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Ausschalter Schema 0/1-polig Einbautiefe 63 mm			WH15186100C	347 170 003	WH15186100A	347 176 003	WH15186100B	347 173 003
			WH15186105C	347 170 053	WH15186105A	347 176 053	WH15186105B	347 173 053
Ausschalter Schema 0/2-polig Einbautiefe 63 mm			WH15186200C	347 170 103	WH15186200A	347 176 103	WH15186200B	347 173 103
			WH15186205C	347 170 153	WH15186205A	347 176 153	WH15186205B	347 173 153
Ausschalter Schema 0/3-polig Einbautiefe 77 mm			WH15186300C	347 170 203	WH15186300A	347 176 203	WH15186300B	347 173 203
			WH15186305C	347 170 253	WH15186305A	347 176 253	WH15186305B	347 173 253
Umschalter Schema 2 /1-polig Einbautiefe 63 mm			WH15186500C	347 170 403	WH15186500A	347 176 403	WH15186500B	347 173 403
			WH15186505C	347 170 453	WH15186505A	347 176 453	WH15186505B	347 173 453
Umschalter Schema 2 /1-polig 0-AUT-0-HAND Einbautiefe 63 mm			WH15187000C	347 170 603	WH15187000A	347 176 603	WH15187000B	347 173 603
			WH15187005C	347 170 653	WH15187005A	347 176 653	WH15187005B	347 173 653
Umschalter Schema 2 /1-polig 0-AUT-0-MAN Einbautiefe 63 mm			WH15187100C	347 170 703	WH15187100A	347 176 703	WH15187100B	347 173 703
			WH15187105C	347 170 753	WH15187105A	347 176 753	WH15187105B	347 173 753
Wechselschalter Schema 3/1-polig Einbautiefe 63 mm			WH15186600C	347 170 503	WH15186600A	347 176 503	WH15186600B	347 173 503
			WH15186605C	347 170 553	WH15186605A	347 176 553	WH15186605B	347 173 553
Serieschalter Schema 1/1-polig Einbautiefe 63 mm			WH15186400C	347 170 303	WH15186400A	347 176 303	WH15186400B	347 173 303
			WH15186405C	347 170 353	WH15186405A	347 176 353	WH15186405B	347 173 353
Schwenktaster, Schliesser 1-polig Einbautiefe 63 mm			WH15186700C	354 380 003	WH15186700A	354 386 003	WH15186700B	354 383 003
			WH15186705C	354 380 053	WH15186705A	354 386 053	WH15186705B	354 383 053
Schwenktaster, Wechsler Einbautiefe 63 mm			WH15186900C	354 390 003	WH15186900A	354 396 003	WH15186900B	354 393 003
			WH15186905C	354 390 053	WH15186905A	354 396 053	WH15186905B	354 393 053

- Typ Kraus & Naimer Blue Line, für Schliessplananlagen z.B. Kaba 8
  -> Typ 1065 A, B, D ; Kaba 8, 20, Gemini S und Star
  -> Typ 1262 (Nachfolgetyp von 1062) A, B, C, D, und T;
  Keso Typ Nr. 16052.204.00.2 H

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

Befestigungsplatten ▶ Seite 453
▶ Seite 600

▶ Seite 600

WH15184100H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Schlüsseldrehschalter/Schlüsselschwenktaster mit Zylinder
- 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~
- mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Frontset Schlüsselschalter S0, Weiss	63 mm	1	★**WH15184100H**	377 101 503
Frontset Schlüsselschalter S0, Schwarz	63 mm	1	★**WH15184105H**	377 101 553
Frontset Schlüsselschalter S1, Weiss	63 mm	1	★**WH15184400H**	377 101 603
Frontset Schlüsselschalter S1, Schwarz	63 mm	1	★**WH15184405H**	377 101 653
Frontset Schlüsselschalter S2, Weiss	63 mm	1	★**WH15184500H**	377 101 703
Frontset Schlüsselschalter S2, Schwarz	63 mm	1	★**WH15184505H**	377 101 753
Frontset Schlüsselschalter S2 0-Auto-0-Hand, Weiss	63 mm	1	★**WH15185000H**	377 102 103
Frontset Schlüsselschalter S2 0-Auto-0-Hand, Schwarz	63 mm	1	★**WH15185005H**	377 102 153
Frontset Schlüsselschalter S2 0-Auto-0-Man, Weiss	63 mm	1	★**WH15185100H**	377 102 203
Frontset Schlüsselschalter S2 0-Auto-0-Man, Schwarz	63 mm	1	★**WH15185105H**	377 102 253
Frontset Schlüsselschalter S3, Weiss	63 mm	1	★**WH15184600H**	377 101 803
Frontset Schlüsselschalter S3, Schwarz	63 mm	1	★**WH15184605H**	377 101 853
Frontset Schlüsselschwenktaster Schliesser, Weiss	63 mm	1	★**WH15184700H**	377 101 903
Frontset Schlüsselschwenktaster Schliesser, Schwarz	63 mm	1	★**WH15184705H**	377 101 953
Frontset Schlüsselschwenktaster Wechsler, Weiss	63 mm	1	★**WH15184900H**	377 102 003
Frontset Schlüsselschwenktaster Wechsler, Schwarz	63 mm	1	★**WH15184905H**	377 102 053

▶ Seite 600

WH101861E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- Schlüsseldrehschalter/Schlüsselschwenktaster ohne Zylinder
- 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~
- mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Ausschalter Schema 0/1P	63 mm	1	★**WH101861E**	547 886 003
Ausschalter Schema 0/1P mit Befestigungsplatte	63 mm	1	★**WH101861F**	547 986 003
Ausschalter Schema 0/2P	63 mm	1	★**WH101862E**	547 887 003
Ausschalter Schema 0/2P mit Befestigungsplatte	63 mm	1	★**WH101862F**	547 987 003
Ausschalter Schema 0/3P	77 mm	1	★**WH101863E**	547 888 003
Ausschalter Schema 0/3P mit Befestigungsplatte	77 mm	1	★**WH101863F**	547 988 003
Serieschalter Schema 1/1P	77 mm	1	★**WH101864E**	547 889 003
Serieschalter Schema 1/1P mit Befestigungsplatte	77 mm	1	★**WH101864F**	547 989 003
Umschalter Schema 2/1P	63 mm	1	★**WH101865E**	547 890 003
Umschalter Schema 2/1P mit Befestigungsplatte	63 mm	1	★**WH101865F**	547 990 003
Wechselschalter Schema 3/1P	63 mm	1	★**WH101866E**	547 891 003
Wechselschalter Schema 3/1P mit Befestigungsplatte	63 mm	1	★**WH101866F**	547 991 003
Schwenktaster Schliesser 1-polig	32 mm	1	★**WH101867E**	547 892 003
Schwenktaster Schliesser 1-polig mit Befestigungsplatte	32 mm	1	★**WH101867F**	547 992 003
Schwenktaster Wechsler	32 mm	1	★**WH101869E**	547 894 003
Schwenktaster Wechsler mit Befestigungsplatte	32 mm	1	★**WH101869F**	547 994 003

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20

Normen:
geprüft und fertigungsüberwacht

Bezeichnung 10 A 250 V~ ø 58 mm Einbautiefe 23 mm	Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Storenschalter mechanisch		WH15191300C	546 450 003	WH15191300A	546 456 003	WH15191300B	546 453 003
		WH15191305C	546 450 053	WH15191305A	546 456 053	WH15191305B	546 453 053
Storentaster mechanisch		WH15191400C	546 460 003	WH15191400A	546 466 003	WH15191400B	546 463 003
		WH15191405C	546 460 053	WH15191405A	546 466 053	WH15191405B	546 463 053

Bezeichnung 10 A 250 V~ ø 58 mm Einbautiefe 27mm	Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Doppelstorenschalter		WH15191700C	546 470 003	WH15191700A	546 476 003	WH15191700B	546 473 003
		WH15191705C	546 470 053	WH15191705A	546 476 053	WH15191705B	546 473 053
Doppelstorentaster		WH15191800C	546 480 003	WH15191800A	546 486 003	WH15191800B	546 483 003
		WH15191805C	546 480 053	WH15191805A	546 486 053	WH15191805B	546 483 053

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 453

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 600

Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15191300Q	546 451 003
WH15191305Q	546 451 053
WH15191400Q	546 461 003
WH15191405Q	546 461 053

Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15191700Q	546 471 003
WH15191705Q	546 471 053
WH15191800Q	546 481 003
WH15191805Q	546 481 053

▶ Seite 600

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
 WH15191300H	**Baukasten,** Ersatzteil, Front - 10 A 250 V ~ - mit Steckklemmen				
	Frontset Storenschalter/Taster, Weiss	23 mm	1	★WH15191300H	377 102 303
	Frontset Storenschalter/Taster, Schwarz	23 mm	1	★WH15191305H	377 102 353
 WH15191700H	**Baukasten,** Ersatzteil, Front - 10 A 250 V ~ - mit Steckklemmen				
	Doppelstorenschalter/Taster, Weiss	27 mm	1	★WH15191700H	377 102 403
	Doppelstorenschalter/Taster, Schwarz	27 mm	1	★WH15191705H	377 102 453

▶ Seite 600

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 10 A 250 V~ - mit Steckklemmen				
Storenschalter	23 mm	1	★WH151913E	546 456 793
Storenschalter mit Befestigungsplatte	23 mm	1	★WH151913F	546 453 793
Storentaster	23 mm	1	★WH151914E	546 466 793
Storentaster mit Befestigungsplatte	23 mm	1	★WH151914F	546 463 793

WH151913E

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 10 A 250 V~ - mit Steckklemmen				
Doppelstorenschalter	23 mm	1	★WH151917E	546 476 793
Doppelstorenschalter mit Befestigungsplatte	23 mm	1	★WH151917F	546 473 793
Doppelstorentaster	23 mm	1	★WH151918E	546 486 793
Doppelstorentaster mit Befestigungsplatte	23 mm	1	★WH151918F	546 483 793



WH151917E

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Bezeichnung 250 V~ mit Schraublemmen Einbautiefe 33 mm	Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Universal Drehdimmer LED 20-400W ohmisch / 4-400VA induktiv/kapazitiv / 3-180 W/VA LED-Lampen	☐	WH15430200C	348 060 003	WH15430200A	348 066 003	WH15430200B	348 063 003
	■	WH15430205C	348 060 053	WH15430205A	348 066 053	WH15430205B	348 063 053
Nebenstelle Drehdimmer zu Universal Drehdimmer LED WHxx4302xxX	☐	WH15430300C	348 070 003	WH15430300A	348 076 003	WH15430300B	348 073 003
	■	WH15430305C	348 070 053	WH15430305A	348 076 053	WH15430305B	348 073 053
LED-/Standard Drehdimmer Phasenanschnitt LED 3 - 85 Watt/ Ohmisch (R) 20 - 250 W / Induktiv (L) 20 - 250 VA	☐	WH15340600C	348 010 003	WH15340600A	348 016 003	WH15340600B	348 013 003
	■	WH15340605C	348 010 053	WH15340605A	348 016 053	WH15340605B	348 013 053
Drehdimmer Phasenanschnitt 60 - 600 W / 20 - 500 VA	☐	WH15340700C	348 020 003	WH15340700A	348 026 003	WH15340700B	348 023 003
	■	WH15340705C	348 020 053	WH15340705A	348 026 053	WH15340705B	348 023 053
Drehdimmer Phasenabschnitt 20 - 500 W	☐	WH15300500C	348 000 003	WH15300500A	348 006 003	WH15300500B	348 003 003
	■	WH15300505C	348 000 053	WH15300505A	348 006 053	WH15300505B	348 003 053
Drehdimmer 1-10 Volt	☐	WH15400200C	348 030 003	WH15400200A	348 036 003	WH15400200B	348 033 003
	■	WH15400205C	348 030 053	WH15400205A	348 036 053	WH15400205B	348 033 053
Drehzahlsteller für Einphaseninduktionsmotoren, 25-600 VA, 250 V~	☐	WH15420100C	348 100 003	WH15420100A	348 106 003	WH15420100B	348 103 003
	■	WH15420105C	348 100 053	WH15420105A	348 106 053	WH15420105B	348 103 053
DALI-Drehdimmer 230 VAC DALI Spannung 16VDC Ausgangsstrom max 52mA	☐	WH15410100C	348 040 003	WH15410100A	348 046 003	WH15410100B	348 043 003
	■	WH15410105C	348 040 053	WH15410105A	348 046 053	WH15410105B	348 043 053
DALI-Drehdimmer Tunable White, 230 VAC DALI Spannung 16 VDC Ausgangsstrom max 52 mA	☐	WH15410200C	348 050 003	WH15410200A	348 056 003	WH15410200B	348 053 003
	■	WH15410205C	348 050 053	WH15410205A	348 056 053	WH15410205B	348 053 053

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

Befestigungsplatten ▶ Seite 453
▶ Seite 600

Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15430200Q	348 061 003
WH15430205Q	348 061 053
WH15430300Q	348 071 003
WH15430305Q	348 071 053
WH15340600Q	348 011 003
WH15340605Q	348 011 053
WH15340700Q	348 021 003
WH15340705Q	348 021 053
WH15300500Q	348 001 003
WH15300505Q	348 001 053
WH15400200Q	348 031 003
WH15400205Q	348 031 053
WH15420100Q	348 101 003
WH15420105Q	348 101 053
WH15410100Q	348 041 003
WH15410105Q	348 041 053
WH15410200Q	348 051 003
WH15410205Q	348 051 053

▶ Seite 600

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
WH15300100H	**Baukasten,** Ersatzteil, Front				
	Frontset Drehlichtregler, Weiss	33 mm	1	★**WH15300100H**	377 102 603
	Frontset Drehlichtregler, Schwarz	33 mm	1	★**WH15300105H**	377 102 653
WH15420100H	**Baukasten,** Ersatzteil, Front				
	Frontset Drehzahlsteller, Weiss	33 mm	1	★**WH15420100H**	377 102 703
	Frontset Drehzahlsteller, Schwarz	33 mm	1	★**WH15420105H**	377 102 753
WH39430200Z	**Kompensationsmodul LED:** Kompensationsmodul als paralleler Anschluss zwischen Neutralleiter und gedimmter Phase der Leuchtmittel. Verhindert das Glimmen von HV-LED Lampen im ausgeschalteten Zustand, die an Phasenabschnitt-Dimmern betrieben werden. Verbessert das Dimmverhalten von nicht für HV-LED Lampen optimierten Dimmern				
	Kompensationsmodul LED, 230V		1	**WH39430200Z**	548 990 003

▶ Seite 600

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
WH104302E				
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 250 V~ - mit Schraubklemmen				
Universal Drehdimmer LED	32 mm	1	★WH104302E	548 826 793
Universal Drehdimmer LED mit Befestigungsplatte	32 mm	1	★WH104302F	548 823 793
Nebenstelle zu Universaldrehdimmer	32 mm	1	★WH104303E	548 846 793
Nebenstelle zu Universaldrehdimmer mit Befestigungsplatte	32 mm	1	★WH104303E	548 846 793
WH103406E				
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 250 V~ - mit Schraubklemmen				
Drehdimmer Phasenabschnitt für LED 3-85W	32 mm	1	★WH103406E	548 736 798
Drehdimmer Phasenabschnitt für LED 3-85W mit Befestigungsplatte	32 mm	1	★WH103406F	548 733 798
WH103407E				
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 250 V~ - mit Schraubklemmen				
Drehdimmer Phasenanschnitt 30-600W / 20-500 VA	32 mm	1	★WH103407E	548 426 793
Drehdimmer Phasenanschnitt 30-600W / 20-500 VA mit Befestigungsplatte	32 mm	1	★WH103407F	548 423 793
Drehdimmer Phasenabschnitt 20-500W	32 mm	1	★WH103005E	548 416 793
Drehdimmer Phasenabschnitt 20-500W mit Befestigungsplatte	32 mm	1	★WH103005F	548 413 793
Drehdimmer 1 - 10 V	32 mm	1	★WH104002E	548 446 793
Drehdimmer 1 - 10 V mit Befestigungsplatte	32 mm	1	★WH104002F	548 443 793
WH104201E				
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 10 A 250 V~ - mit Schraubklemmen				
Drehzahlsteller	32 mm	1	★WH104201E	548 906 003
Drehzahlsteller mit Befestigungsplatte	32 mm	1	★WH104201F	548 908 003
WH104101E				
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 230V AC - mit Schraubklemmen				
DALI-Drehdimmer	33 mm	1	★WH104101E	548 456 793
DALI-Drehdimmer mit Befestigungsplatte	33 mm	1	★WH104101F	548 453 793
DALI-Drehdimmer TW Tunable White	38 mm	1	★WH104102E	548 466 793
DALI-Drehdimmer TW Tunable White mit Befestigungsplatte	38 mm	1	★WH104102F	548 463 793

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Bezeichnung 230 V~	Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Rautemperaturregler ohne Schalter für konventionelle Stellantriebe, Schaltstrom heizen: 10 A (cos phi = 1), 4 A (cos phi = 0,6) kühlen: 5 A (cos phi = 1), 2 A (cos phi = 0,6) Einbautiefe 38 mm	☐	WH15440400C	439 030 003	WH15440400A	439 036 003	WH15440400B	439 033 003
	■	WH15440405C	439 030 053	WH15440405A	439 036 053	WH15440405B	439 033 053
Raumtemperaturregler mit Schalter und LED für konventionelle Stellantriebe, Schaltstrom heizen: 10 A (cos phi = 1), 4 A (cos phi = 0,6) Einbautiefe 38 mm	☐	WH15440500C	439 030 103	WH15440500A	439 036 103	WH15440500B	439 033 103
	■	WH15440505C	439 030 153	WH15440505A	439 036 153	WH15440505B	439 033 153
Raumtemperaturregler mit Schalter Heizen/Kühlen für konventionelle Stellantriebe Schaltstrom 10A (4A) Einbautiefe 40mm	☐	WH15441200C	439 030 403	WH15441200A	439 036 403	WH15441200B	439 033 403
	■	WH15441205C	439 030 453	WH15441205A	439 036 453	WH15441205B	439 033 453
Raumtemperaturregler für elektrische Fussbodenheizung, mit Schalter und LED, inklusive Fühler Schaltstrom: 16 A (cos phi = 1), 2 A (cos phi = 0,6) Einbautiefe 40 mm	☐	WH15440600C	439 030 203	WH15440600A	439 036 203	WH15440600B	439 033 203
	■	WH15440605C	439 030 253	WH15440605A	439 036 253	WH15440605B	439 033 253
Raumtemperaturregler ohne Schalter 24 V AC/DC für konventionelle Stellantriebe, Schaltstrom heizen/kühlen: 1 A Einbautiefe 38 mm	☐	WH15440800C	439 030 303	WH15440800A	439 036 303	WH15440800B	439 033 303
	■	WH15440805C	439 030 353	WH15440805A	439 036 353	WH15440805B	439 033 353

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

Befestigungsplatten ▶ Seite 453
▶ Seite 600

Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15440400Q	439 031 003
WH15440405Q	439 031 053
WH15440500Q	439 031 103
WH15440505Q	439 031 153
WH15441200Q	439 031 403
WH15441205Q	439 031 453
WH15440600Q	439 031 203
WH15440605Q	439 031 253
WH15440800Q	439 031 303
WH15440805Q	439 031 353

▶ Seite 600

WH15440400H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front - 230 V~ oder 24 V - mit Schraubklemmen				
Frontset Raumtemperaturregler, Weiss	38 mm	1	★WH15440400H	377 102 803
Frontset Raumtemperaturregler, Schwarz	38 mm	1	★WH15440405H	377 102 853

WH15441200H

Baukasten, Ersatzteil, Front - 230 V~ - mit Schraubklemmen				
Frontset Raumtemperaturregler mit Schalter, Weiss	38 mm	1	★WH15440500H	377 102 903
Frontset Raumtemperaturregler mit Schalter, Schwarz	38 mm	1	★WH15440505H	377 102 953

WH15441200H

Baukasten, Ersatzteil, Front - 230V 50Hz - mit Schraubklemmen				
Frontset Raumtemperaturregler mit Schalter Heizen/Kühlen, Weiss	40 mm	1	★WH15441200H	377 103 103
Frontset Raumtemperaturregler mit Schalter Heizen/Kühlen, Schwarz	40 mm	1	★WH15441205H	377 103 153

WH15440600H

Baukasten, Ersatzteil, Front - 230 V~ - mit Schraubklemmen				
Frontset RT für Fussbodenheizung, Weiss	40 mm	1	★WH15440600H	377 103 003
Frontset RT für Fussbodenheizung, Schwarz	40 mm	1	★WH15440605H	377 103 053

▶ Seite 600

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - mit Schraubklemmen				
Raumtemperaturregler 230V~	38 mm	1	★WH104404E	439 206 793
Raumtemperaturregler 230V~ mit Befestigungsplatte	38 mm	1	★WH104404F	439 203 793
Raumtemperaturregler 24 V AC/DC	38 mm	1	★WH104408E	439 246 793
Raumtemperaturregler 24 V AC/DC mit Befestigungsplatte	38 mm	1	★WH104408F	439 243 793

WH104404E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 230 V~ - mit Schraubklemmen				
Raumtemperaturregler mit Schalter	38 mm	1	★WH104405E	439 216 793
Raumtemperaturregler mit Schalter mit Befestigungsplatte	38 mm	1	★WH104405F	439 213 793



WH104405E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 230V 50 Hz - mit Schraubklemmen				
Raumtemperaturregler mit Schalter Heizen/Kühlen	40 mm	1	★WH104412E	439 356 793
Raumtemperaturregler mit Schalter Heizen/Kühlen mit Befestigungsplatte	40 mm	1	★WH104412F	439 353 793



WH104412E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 230 V~ - mit Schraubklemmen				
Raumtemperaturregler für elekt. Fussbodenheizung	40 mm	1	★WH104406E	439 226 793
Raumtemperaturregler für elekt. Fussbodenheizung mit Befestigungsplatte	40 mm	1	★WH104406F	439 223 793

WH104406E

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Bezeichnung	Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Bewegungsmelder 3 Draht 1500 W/VA LED: 400 W Nachlaufzeit: Impulsbetrieb 200 ms; ca. 10 s ... 30 min Erfassungswinkel: 90 bis 180° Erfassungsbereich: 12x16m	☐	WH15251000C	535 000 003	WH15251000A	535 006 003	WH15251000B	535 003 003
	■	WH15251005C	535 000 053	WH15251005A	535 006 053	WH15251005B	535 003 053
Bewegungsmelder für Minuterie Erfassungswinkel: 90 bis 180° Erfassungsbereich: 12x16m	☐	WH15251100C	535 010 003	WH15251100A	535 016 003	WH15251100B	535 013 003
	■	WH15251105C	535 010 053	WH15251105A	535 016 053	WH15251105B	535 013 053

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 453

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 600

Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15251000Q	535 001 003
WH15251005Q	535 001 053

WH15251100Q	535 011 003
WH15251105Q	535 011 053

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Unterputz
komplett
92 x 92 mm

Unterputz
für Kombinationen
ø 58 mm

Unterputz
Einsatz mit Front
77 x 77 mm

Bezeichnung 250 V~ Einbautiefe 34 mm		Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Durchgangsdose ø 58 mm, inkl. Kabelzugentlastung, ohne Klemmsatz Loch: Ø 9 mm			WH15960100C	145 000 003	WH15960100A	145 006 003	WH15960100B	145 003 003
			WH15960105C	145 000 053	WH15960105A	145 006 053	WH15960105B	145 003 053
Duchgangsdose Ø 58 mm, inkl. Kabelzugentlastung, ohne Klemmsatz Loch: 11 mm			WH15960200C	145 010 003	WH15960200A	145 016 003	WH15960200B	145 013 003
			WH15960205C	145 010 053	WH15960205A	145 016 053	WH15960205B	145 013 053
Blindabdeckungen ø 58 mm			WH15920400C	377 410 003	WH15920400A	377 416 003	WH15920400B	377 413 003
			WH15920405C	377 410 053	WH15920405A	377 416 053	WH15920405B	377 413 053
Sonnerie-Drucktaster 250 V~, mit Schraubklemmen, Einbautiefe 17 mm, Bezeichnungsschild 37 x 15 mm			WH15510100C	863 030 003	WH15510100A	863 036 003	WH15510100B	863 033 003
			WH15510105C	863 030 053	WH15510105A	863 036 053	WH15510105B	863 033 053
Türgong elektronisch 230VAC / 50 Hz (70mA) 18 Melodien, 2 Eingänge, Max Lautstärke 83 dB Einbautiefe 28mm			WH45830100C	931 120 003	WH45830100A	931 126 003	WH45830100B	931 123 003
			WH45830105C	931 120 053	WH45830105A	931 126 053	WH45830105B	931 123 053
Türgong elektronisch 8-12V =/AC (0.5A) 18 Melodien, 2 Eingänge, Max Lautstärke 83 dB Einbautiefe 28mm			WH45830200C	931 130 003	WH45830200A	931 136 003	WH45830200B	931 133 003
			WH45830205C	931 130 053	WH45830205A	931 136 053	WH45830205B	931 133 053

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 453

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 600

Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15510100Q	863 031 003
WH15130105Q	863 031 053
WH45830100Q	931 121 003
WH45830105Q	931 121 053
WH45830200Q	931 131 003
WH45830205Q	931 131 053

▶ Seite 600

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr

WH15251000H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 250 V~
- mit Schraubklemmen

Front Bewegungsmelder, Weiss	34 mm	1	★WH15251000H	377 102 503
Front Bewegungsmelder, Schwarz	34 mm	1	★WH15251005H	377 102 553

WH15920400H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Blindabdeckungen

Front Blindabdeckung, Weiss	34 mm	1	★WH15920400H	377 107 003
Front Blindabdeckung, Schwarz	34 mm	1	★WH15920405H	377 107 053

WH45830100H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Türgong

Front Türgong, weiss	28 mm	1	★WH45830100H	877 530 803
Front Türgong, schwarz	28 mm	1	★WH45830105H	877 530 853

WH15960100H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Durchgangsdose

Front Durchgangsdose, Loch / 9 mm, Weiss	28 mm	1	★WH15960100H	377 107 103
Front Durchgangsdose, Loch / 9 mm, Schwarz	28 mm	1	★WH15960105H	377 107 153
Front Durchgangsdose, Loch / 11 mm, Weiss	28 mm	1	★WH15960200H	377 107 203
Front Durchgangsdose, Loch / 11 mm, Schwarz	28 mm	1	★WH15960205H	377 107 253

WH15510100H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Sonnerietaster

Front Sonnerietaster, Weiss	28 mm	1	★WH15510100H	377 103 203
Front Sonnerietaster, Schwarz	28 mm	1	★WH15510105H	377 103 253

WH36511200Z

Bezeichnungsschild zu Sonnerietaster

Bezeichnungsschild (Set a 10 Stk), Weiss	1	★WH36511200Z	173 323 003
Bezeichnungsschild (Set a 10 Stk), Schwarz	1	★WH36511205Z	173 323 053

▶ Seite 600

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr

WH102510E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- 250 V~
- mit Schraubklemmen

Bewegungsmelder 3 Draht	34 mm	1	★WH102510E	535 006 793
Bewegungsmelder 3 Draht mit Befestigungsplatte	34 mm	1	★WH102510F	535 003 793
Bewegungsmelder Minuterie	34 mm	1	★WH102510E	535 016 793
Bewegungsmelder Minuterie mit Befestigungsplatte	34 mm	1	★WH102510F	535 013 793

WH408301E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

Türgong 250V AC	28 mm	1	★WH408301E	931 106 793
Türgong 250V AC mit Befestigungsplatte	28 mm	1	★WH408301F	931 103 793
Türgong 12 V =/AC	28 mm	1	★WH102510E	931 116 793
Türgong 12 V =/AC mit Befestigungsplatte	28 mm	1	★WH408302F	931 113 793

WH15560100Z

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

Sonnerietaster Knopf, weiss	28 mm	1	★WH15560100Z	377 103 303
Sonneriteaster Knopf, Schwarz	28 mm	1	★WH15560105Z	377 103 353

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
2x flexible Leiter Länge 118mm mit 10mm Endhülsen

Schutzart:
IP20

Bezeichnung
250V AC
Ausgangsstrom :
- Single C-port: 5V 3.0A 15W; 9V 2.2A 20W; 12V 1.67A 20W
- C + C-port: 5V 2.0A 10W (4.0A gesamt)

Ausgangsleistung 20W Power Delivery
Ausgangsspannung 5 VDC
Einbautiefe: 40 mm

Unterputz
komplett
92 x 92 mm

Unterputz
für Kombinationen
ø 58 mm

Unterputz
Einsatz mit Front
77 x 77 mm

		Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
USB Ladesteckdose Typ C-C			WH45822100C	960 140 403	WH45822100A	960 146 403	WH45822100B	960 143 403
			WH45822105C	960 140 453	WH45822105A	960 146 453	WH45822105B	960 143 453
2x USB Ladesteckdose Typ C-C			WH45822200C	960 140 503	WH45822200A	960 146 503	WH45822200B	960 143 503
			WH45822205C	960 140 553	WH45822205A	960 146 553	WH45822205B	960 143 553
USB Ladesteckdose Typ C-C mit Typ 13 Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen			WH45822300C	960 140 603	WH45822300A	960 146 603	WH45822300B	960 143 603
			WH45822305C	960 140 653	WH45822305A	960 140 653	WH45822305B	960 143 653
USB Ladesteckdose Typ C-C mit Typ 23 Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen			WH45822400C	960 140 703	WH45822400A	960 146 703	WH45822400B	960 143 703
			WH45822405C	960 140 753	WH45822405A	960 146 753	WH45822405B	960 143 753

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 453

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 600

Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 63 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH45822100Q	960 141 403
WH45822105Q	960 141 453
WH45822200Q	960 141 503
WH45822205Q	960 141 553
WH45822300Q	960 141 603
WH45822305Q	960 141 653
WH45822400Q	960 141 703
WH45822405Q	960 141 753

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Bezeichnung
250V AC
Ausgangsstrom : Typ A: 3000mA, Typ C: 3000mA (max. 3000mA aufgeteilt auf beide USB-Anschlüsse)
Ausgangsleistung 18W Power Delivery
Ausgangsspannung 5 VDC
mit Schraubklemmen
Einbautiefe: 40 mm

Unterputz
komplett
92 x 92 mm

Unterputz
für Kombinationen
ø 58 mm

Unterputz
Einsatz mit Front
77 x 77 mm

	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
USB Ladesteckdose Typ A-C		WH45821100C	960 140 003	WH45821100A	960 146 003	WH45821100B	960 143 003
		WH45821105C	960 140 053	WH45821105A	960 146 053	WH45821105B	960 143 053
USB Ladesteckdose Typ A-C mit Steckdose Typ 13 Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen		WH45821300C	960 140 103	WH45821300A	960 146 103	WH45821300B	960 143 103
		WH45821305C	960 140 153	WH45821305A	960 146 153	WH45821305B	960 143 153
USB Ladesteckdose Typ A-C mit Steckdose Typ 23 Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen		WH45821400C	960 140 203	WH45821400A	960 146 203	WH45821400B	960 143 203
		WH45821405C	960 140 253	WH45821405A	960 146 253	WH45821405B	960 143 253

Bezeichnung
250V AC
Ausgangsstrom: max 3250mA bei 65W
Nennausgangsleistung 60W
Max. Ausgangsleistung 65W (automatische Leistungsanpassung je nach Temperaturanstieg im Gerät)
Ausgangsspannung 20 VDC
mit Schraubklemmen
Einbautiefe: 35 mm

Unterputz
komplett
86 x 86 mm

Unterputz
für Kombinationen
ø 58 mm

Unterputz
Einsatz mit Front
77 x 77 mm

	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
USB Ladesteckdose Typ C 65W PD Ladeprotokolle: USB PD; PPS; BC1.2; Apple 2.4 A; Samsung 2A; QC4.0		WH45821500C	960 140 303	WH45821500A	960 146 303	WH45821500B	960 143 303
		WH45821505C	960 140 353	WH45821505A	960 146 353	WH45821505B	960 143 353

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 453

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 600

Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 63 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH45821100Q	960 141 003
WH45821105Q	960 141 053
WH45821300Q	960 141 103
WH45821305Q	960 141 153
WH45821400Q	960 141 203
WH45821405Q	960 141 253

Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH45821500Q	960 141 303
WH45821505Q	960 141 353

▶ Seite 600

Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front			
Front USB Ladesteckdose, weiss	1	★ **WH45820100H**	877 530 403
Front USB Ladesteckdose, schwarz	1	★ **WH45820105H**	877 530 453

WH45820100H

Baukasten, Ersatzteil, Front			
Front USB doppel Ladesteckdose, weiss	1	★ **WH45820200H**	877 530 503
Front USB doppel Ladesteckdose, schwarz	1	★ **WH45820205H**	877 530 553

WH45820200H

Baukasten, Ersatzteil, Front			
Front USB Ladesteckdose mit Typ 13, weiss	1	★ **WH45820300H**	877 530 603
Front USB Ladesteckdose mit Typ 13, schwarz	1	★ **WH45820305H**	877 530 653

WH45820300H

Baukasten, Ersatzteil, Front			
Front USB Ladesteckdose mit Typ 23, weiss	1	★ **WH45820400H**	877 530 703
Front USB Ladesteckdose mit Typ 23, schwarz	1	★ **WH45820405H**	877 530 753

WH45820400H

Baukasten, Ersatzteil, Front			
Front USB Ladesteckdose Typ C 65 W PD, weiss	1	★ **WH45821500H**	377 107 303
Front USB Ladesteckdose Typ C 65 W PD, schwarz	1	★ **WH45821505H**	377 107 353

WH45821500H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 230 V~ - 2x flexible Leiter Länge 118mm mit 10mm Endhülsen				
USB Ladesteckdose Typ A-C		1	★WH408211E	960 806 793
USB Ladesteckdose Typ A-C mit Befestigungsplatte	40 mm	1	★WH408211F	960 803 793



WH408211E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 230 V~ - 2x flexible Leiter Länge 118mm mit 10mm Endhülsen - Steckdose Typ 13/23 mit Steckklemmen				
USB Ladesteckdose Typ A-C		1	★WH408213E	960 816 793
USB Ladesteckdose Typ A-C mit Befestigungsplatte	40 mm	1	★WH408213F	960 813 793



WH408213E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 230 V~ - 2x flexible Leiter Länge 118mm mit 10mm Endhülsen				
USB Ladesteckdose Typ C-C		1	★WH408221E	960 916 793
USB Ladesteckdose Typ C-C mit Befestigungsplatte	40 mm	1	★WH408221F	960 913 793



WH408221E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 230 V~ - 2x flexible Leiter Länge 118mm mit 10mm Endhülsen				
2x USB Ladesteckdose Typ C-C		1	★WH408222E	960 066 793
2x USB Ladesteckdose Typ C-C mit Befestigungsplatte	40 mm	1	★WH408222F	960 063 793

WH408222E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 230 V~ - 2x flexible Leiter Länge 118mm mit 10mm Endhülsen - Steckdose Typ 13/23 mit Steckklemmen				
USB Ladesteckdose Typ C-C		1	★WH408223E	960 936 793
USB Ladesteckdose Typ C-C mit Befestigungsplatte	40 mm	1	★WH408223F	960 933 793



WH408223E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 250V - mit Schraubklemmen				
USB Ladesteckdose Typ C 65W		1	★WH408215E	960 746 793
USB Ladesteckdose Typ C 65W mit Befestigungsplatte	40 mm	1	★WH408215F	960 843 793



WH408215E

Taster KNX ohne LED:
- Elektronischer Multifunktionstaster mit integriertem KNX-Busankoppler Twisted-Pair (TP)
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Merkmale:
- Spannungsversorgung: Systemspannung 30 VDC (KNX)
- integrierter Temperatursensor
- integrierter Buzzer zur Standort-Ortung in der Installation
- Zum Einbau in CH-Schalterdosen
- Kombinierbar mit CH origin Rahmen und Mehrfachkombinationen

Bezeichnung		**origin** komplett 92 x 92 mm		**Unterputz** für Kombination ø 58 mm		**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm	
	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Taster BA ohne LED 2-fach		**WHTO20200C**	203 040 003	**WHTO20200A**	203 046 003	**WHTO20200B**	203 043 003
		WHTO20205C	203 040 053	**WHTO20205A**	203 046 053	**WHTO20205B**	203 043 053
Taster BA ohne LED 4-fach		**WHTO20400C**	203 040 103	**WHTO20400A**	203 046 103	**WHTO20400B**	203 043 103
		WHTO20405C	203 040 153	**WHTO20405A**	203 046 153	**WHTO20405B**	203 043 153
Storentaster KNX BA ohne LED 2-fach		**WHTOM20200C**	203 050 003	**WHTOM20200A**	203 056 003	**WHTOM20200B**	203 053 003
		WHTOM20205C	203 050 053	**WHTOM20205A**	203 056 053	**WHTOM20205B**	203 053 053
Storentaster KNX BA ohne LED 4-fach		**WHTOM20400C**	203 050 103	**WHTOM20400A**	203 056 103	**WHTOM20400B**	203 053 103
		WHTOM20405C	203 050 153	**WHTOM20405A**	203 056 153	**WHTOM20405B**	203 053 153

Funktionen:
- Umschalten Taster / Wippe
- Taster UM, Schalten EIN, AUS
- Dimmen (1- und 2-Tasten-Bedienung)
- Zeitschalter
- Rollladen-/Jalousie
- Wert senden (1 byte und 2 byte)
- Auswahl der Betriebsart bei Heizungsfunktion
- Alarm
- Szenen (1 - 64)
- 2 Kanal Modus
- Stufenschalter
- Automatisierung deaktivieren
- Zwei Ebenen

Lieferfarben:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 600

Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WHTO20200Q	203 041 003
WHTO20205Q	203 041 053
WHTO20400Q	203 041 103
WHTO20405Q	203 041 153
WHTOM20200Q	203 051 003
WHTOM20205Q	203 051 053
WHTOM20400Q	203 051 103
WHTOM20405Q	203 051 153

Raumtemperaturregler KNX:
Raumtemperaturregler mit 1.93" Farbdisplay und integriertem KNX- Busankoppler Twisted-Pair (TP)

Merkmale:
- Messung der Raumtemperatur und Vergleich mit Solltemperatur
- Sollwert-Vorgabe durch Wahl der Betriebsart
- Zum Einbau in CH-Schalterdosen
- Kombinierbar mit CH-origin-Rahmen und Mehrfachkombinationen ▶ Seite 459
- 1.93" Display
- sensitive Touch Bedienfläche
- Anschluss eines externen Temperaturfühlers (EK090, nicht in Lieferumfang inbegriffen, S.201)
- Spannungsversorgung: Systemspannung 30 V (KNX)
- Hilfsspannung: 24 VDC

Bezeichnung	Farbe	origin komplett 86 x 86 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Aufputz Gehäuse 85 x 85 x 54 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Raumtemperaturregler KNX mit zusätzlichen Funktionen Standalone, kann nicht in Mehrfachkombinationen eingbaut werden.	☐	WHTO74000C	205 000 103	WHTO74000Q	205 001 103
	■	WHTO74005C	205 000 153	WHTO74005Q	205 001 153
Raumtemperaturregler KNX ohne zusätzlichen Funktionen Standalone, kann nicht in Mehrfachkombinationen eingbaut werden.	☐	WHTO73000C	205 000 003	WHTO73000Q	205 001 003
	■	WHTO73005C	205 000 053	WHTO73005Q	205 001 053

Funktionen:
- Sollwert-Vorgabe durch Wahl der Betriebsart
- Betriebsarten Komfort, Standby, Economybetrieb, Frost-/Hitzeschutz, Ferienbetrieb
- Heiz- und Kühlbetrieb
- Lüftungsfunktion
- Zeitschaltuhrfunktion
- Anzeige von Stati und Leistungsverbrauch
- Tastsensorfunktionen wie z. B. Schalten, Dimmen, Jalousie/Rolllade etc. (nur bei Raumtemperaturregler mit zusätzlichen Tasten, WHTx740)

Lieferfarben:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 600

Baukasten
Einzelteillieferung zur individuellen Zusammenstellung.
1. Befestigungsring mit Aufnahmering
2. Busankoppler
3. kallysto Abdeckplatte
4. Frontrahmen/Frontabdeckung
5. Tasterfront

▶ Seite 600

WHT202

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Busankoppler Taster KNX BA ohne LED			
- Abmessungen (H x B x T): 45 x 45 x 17 mm			
Busankoppler Taster KNX BA ohne LED 2-fach	1	★WHT202	305 746 193
Busankoppler Taster KNX BA ohne LED 4-fach	1	★WHT204	305 766 193

origin

Baukasten
Einzelteillieferung zur individuellen Zusammenstellung.
1. Befestigungsring mit Aufnahmering
2. Busankoppler
3. kallysto Abdeckplatte
4. Frontrahmen/Frontabdeckung
5. Tasterfront

▶ Seite 600

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WHT740	**Busankoppler Raumtemperaturregler KNX mit zusätzlichen Funktionen** - Abmessungen (H x B x T): 45 x 45 x 32 mm			
	Busankoppler Raumtemperaturregler KNX mit zusätzlichen Funktionen	1	**WHT740**	378 183 793
WHT730	**Busankoppler Raumtemperaturregler KNX** - Abmessungen (H x B x T): 45 x 45 x 32 mm			
	Busankoppler Raumtemperaturregler KNX	1	**WHT730**	378 182 793

origin

Lieferfarben:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).



WHTO20200Z



WHTOM20200Z

origin

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Tasterfront für Taster KNX origin			
Tasterfront für Taster KNX 2-fach, Ultraweiss	5	★WHTO20200Z	378 036 003
Tasterfront für Taster KNX 2-fach, Schwarz	5	★WHTO20205Z	378 036 053
Tasterfront für Taster KNX 4-fach, Ultraweiss	5	★WHTO20400Z	378 036 103
Tasterfront für Taster KNX 4-fach, Schwarz	5	★WHTO20405Z	378 036 153
Tasterfront für Storentaster KNX origin			
Tasterfront für Storentaster KNX 2-fach, Ultraweiss	5	★WHTOM20200Z	378 036 203
Tasterfront für Storentaster KNX 2-fach, Schwarz	5	★WHTOM20205Z	378 036 253
Tasterfront für Storentaster KNX 4-fach, Ultraweiss	5	★WHTOM20400Z	378 036 303
Tasterfront für Storentaster KNX 4-fach, Schwarz	5	★WHTOM20405Z	378 036 353

Lieferfarben:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr

WH15251000H

Frontabdeckung für Bewegungsmelder KNX (Fabrikat Swisslux)

- geeignet für Bewegungsmelder Swisslux: E-N° 535936658 & 535936668

Frontabdeckung für Bewegungsmelder, Ultraweiss	5	★WH15251000H	377 102 503
Frontabdeckung für Bewegungsmelder, Schwarz	5	★WH15251005H	377 102 553

WHTB70000

Frontrahmen für Raumtemperaturregler KNX

Frontrahmen für Raumtemperaturregler KNX, Ultraweiss, für origin	5	**WHTB70000**	305 193 003
Frontrahmen für Raumtemperaturregler KNX, Schwarz, für origin	5	**WHTB70005**	305 193 053

origin

Lieferfarben:
Weiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

origin



WHT70100

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Frontabdeckung für Raumtemperaturregler KNX			
Frontabdeckung für Raumtemperaturregler KNX, Weiss	5	**WHTB70100**	305 194 003
Frontabdeckung für Raumtemperaturregler KNX, Schwarz, für origin	5	**WHTB70105**	305 194 053

WH109905E

WH109901F

Befestigungsring für origin KNX Taster

- geeignet für Busankoppler Taster KNX (WHT4xx) im origin-Design

Befestigungsring für origin KNX Taster BA	5	★ **WH109905E**	378 403 793
Befestigungsring mit Aufnahmering für origin KNX Taster BA	5	★ **WH109905F**	378 406 793

origin

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Bezeichnung Einbautiefe 20 mm		Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Steckdose 1x RJ45 ungeschirmt RJ45 UTP 4-polig beschaltbar Anschlussschema: R3		☐	WH45400800C	877 170 003	WH45400800A	877 176 003	WH45400800B	877 173 003
		■	WH45400805C	877 170 053	WH45400800A	877 176 053	WH45400800B	877 173 053
Steckdose 1x RJ45 geschirmt RJ45 Kat. 5e STP 8-polig beschaltbar Anschlussschema: R7		☐	WH45400900C	877 180 003	WH45400900A	877 186 003	WH45400900B	877 183 003
		■	WH45400905C	877 180 053	WH45400900A	877 186 053	WH45400900B	877 183 053

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse
für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 453

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 600

Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH45400800Q	877 171 003
WH45400805Q	877 171 053
WH45400900Q	877 181 003
WH45400905Q	877 181 053

▶ Seite 600

WH45400400H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front				
- mit Schraubklemmen				
Front RJ45, weiss	20 mm	1	★**WH45400400H**	877 530 903
Front RJ45, Schwarz	20 mm	1	★**WH45400405H**	877 530 953

▶ Seite 600

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
WH404008E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - mit Schraubklemmen				
	Steckdose 1x RJ45, ungeschirmt	20 mm	1	★**WH404008E**	877 634 798
	Steckdose 1x RJ45, ungeschirmt mit Befestigungsplatte	20 mm	1	★**WH404008F**	877 334 798
WH404009E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - mit Schraubklemmen				
	Steckdose 1x RJ45, geschirmt	20 mm	1	★**WH404009E**	877 611 798
	Steckdose 1x RJ45, geschirmt mit Befestigungsplatte	20 mm	1	★**WH404009F**	877 311 798

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Stecktechnik oder Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Bezeichnung	Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
AM04 4dB Stichdose		WH45548500C	965 800 503	WH45548500A	965 806 503	WH45548500B	965 803 503
		WH45548505C	965 800 553	WH45548500A	965 806 553	WH45548500B	965 803 553
AM10 10.5dB Enddose mit Abschlusswiderstand		WH45548600C	965 800 603	WH45548600A	965 806 603	WH45548600B	965 803 603
		WH45548605C	965 800 653	WH45548600A	965 806 653	WH45548600B	965 803 653
AM11 11dB Durchgangsdose		WH45548700C	965 800 703	WH45548700A	965 806 703	WH45548700B	965 803 703
		WH45548705C	965 800 753	WH45548700A	965 806 753	WH45548700B	965 803 753
AM15 14dB Durchgangsdose		WH45548800C	965 800 803	WH45548800A	965 806 803	WH45548800B	965 803 803
		WH45548805C	965 800 853	WH45548800A	965 806 853	WH45548800B	965 803 853
AM19 19dB Durchgangsdose		WH45548900C	965 800 903	WH45548900A	965 806 903	WH45548900B	965 803 903
		WH45548905C	965 800 953	WH45548900A	965 806 953	WH45548900B	965 803 953
AM02 SAT TV-/Radio-Satellitendose, 2x IEC / 1x F		WH45545600C	965 810 003	WH45545600A	965 816 003	WH45545600B	965 813 003
		WH45545605C	965 810 053	WH45545600A	965 816 053	WH45545600B	965 813 053

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse
für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 453

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 600

Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH45548500Q	965 801 503
WH45548505Q	965 801 553
WH45548600Q	965 801 603
WH45548605Q	965 801 653
WH45548700Q	965 801 703
WH45548705Q	965 801 753
WH45548800Q	965 801 803
WH45548805Q	965 801 853
WH45548900Q	965 801 903
WH45548905Q	965 801 953
WH45545600Q	965 811 003
WH45545605Q	965 811 053

▶ Seite 600

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
	Baukasten, Ersatzteil, Front				
	- Front für Bohrung Durchmesser 58mm				
	Front TV-/Radio, Weiss	32 mm	1	★WH45545000H	877 530 103
	Front TV-/Radio, Schwarz	32 mm	1	★WH45545005H	877 530 153

WH45545000H

	Baukasten, Ersatzteil, Front				
	- Front für Bohrung Durchmesser 58mm				
	Front TV-/Radio-SAT, Weiss	32 mm	1	★WH45545600H	877 530 203
	Front TV-/Radio-SAT, Schwarz	32 mm	1	★WH45545605H	877 530 253

WH45545600H

	Abschlusswiderstand 75 Ω				
	Abschlusswiderstand 75 Ω		1	**WH765302Z**	965 369 098

WH765302Z

▶ Seite 600

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WH405485E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - Bandbreite bis 2 GHz				
	4dB Stichdose	32 mm	1	★WH405485E	965 216 793
	4dB Stichdose mit Befestigungsplatte	32 mm	1	★WH405485F	965 213 793
	10.5dB Enddose mit Abschlusswiderstand	32 mm	1	★WH405486E	965 226 793
	10.5dB Enddose mit Abschlusswiderstandmit Befestigunsplatte	32 mm	1	★WH405486F	965 223 793
	11dB Durchgangsdose	32 mm	1	★WH405487E	965 236 793
	11dB Durchgangsdose mit Befestigungsplatte	32 mm	1	★WH405487F	965 233 793
	14dB Durchgangsdose	32 mm	1	★WH405488E	965 246 793
	14dB Durchgangsdose mit Befestigungsplatte	32 mm	1	★WH405488F	965 243 793
	19dB Durchgangsdose	32 mm	1	★WH405489E	965 256 793
	19dB Durchgangsdose mit Befestigungsplatte	32 mm	1	★WH405489F	965 253 793
WH405456E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - AM02 SAT				
	TV-/Radio-Satellitendose		1	★WH405456E	965 306 798
	TV-/Radio-Satellitendose mit Befestigungsplatte	32 mm	1	★WH405456F	965 303 798

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast/Druckguss
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Stecktechnik oder Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Bezeichnung 2x IEC / 1x MiniDat 2 GHz, Rückweg 5 – 65 MHz Einbautiefe 32 mm	Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
AMD04 4dB Stichdose	☐	WH45543600C	965 800 003	WH45543600A	965 806 003	WH45543600B	965 803 003
	■	WH45543605C	965 800 053	WH45543600A	965 806 053	WH45543600B	965 803 053
AMD10 10.5dB Enddose mit Abschlusswiderstand	☐	WH45543700C	965 800 103	WH45543700A	965 806 103	WH45543700B	965 803 103
	■	WH45543705C	965 800 153	WH45543700A	965 806 153	WH45543700B	965 803 153
AMD11 11dB Durchgangsdose	☐	WH45543800C	965 800 203	WH45543800A	965 806 203	WH45543800B	965 803 203
	■	WH45543805C	965 800 253	WH45543800A	965 806 253	WH45543800B	965 803 253
AMD15 14dB Durchgangsdose	☐	WH45543900C	965 800 303	WH45543900A	965 806 303	WH45543900B	965 803 303
	■	WH45543905C	965 800 353	WH45543900A	965 806 353	WH45543900B	965 803 353
AMD19 19dB Durchgangsdose	☐	WH45544000C	965 800 403	WH45544000A	965 806 403	WH45544000B	965 803 403
	■	WH45544005C	965 800 453	WH45544000A	965 806 453	WH45544000B	965 803 453

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse
für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 453

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 600

Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH45543600Q	965 801 003
WH45543605Q	965 801 053
WH45543700Q	965 801 103
WH45543705Q	965 801 153
WH45543800Q	965 801 203
WH45543805Q	965 801 253
WH45543900Q	965 801 303
WH45543905Q	965 801 353
WH45544000Q	965 801 403
WH45544005Q	965 801 453

▶ Seite 600

WH45540700H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front				
- TV-/Radio-Datendosen, 2x IEC / 1x MiniDat				
Front TV-Radio-Datendose, weiss	32 mm	1	★**WH45540700H**	877 530 003
Front TV-Radio-Datendose, schwarz	32 mm	1	★**WH45540705H**	877 530 053

▶ Seite 600

WH405436E

WH765302Z

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz				
4dB Stichdose	32 mm	1	★WH405436E	935 280 793
4dB Stichdose mit Befestigungsplatte	32 mm	1	★WH405436F	935 780 793
10.5dB Enddose mit Abschlusswiderstand	32 mm	1	★WH405437E	935 287 793
10.5dB Enddose mit Abschlusswiderstand mit Befestigunsplatte	32 mm	1	★WH405437F	935 787 793
11dB Durchgangsdose	32 mm	1	★WH405438E	935 281 793
11dB Durchgangsdose mit Befestigungsplatte	32 mm	1	★WH405438F	935 781 793
14dB Durchgangsdose	32 mm	1	★WH405439E	935 282 793
14dB Durchgangsdose mit Befestigungsplatte	32 mm	1	★WH405439F	935 782 793
19dB Durchgangsdose	32 mm	1	★WH405440E	935 283 793
19dB Durchgangsdose mit Befestigungsplatte	32 mm	1	★WH405440F	935 783 793
Abschlusswiderstand 75 Ω				
Abschlusswiderstand 75 Ω		1	**WH765302Z**	965 369 098

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast/Druckguss
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Stecktechnik oder Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Bezeichnung 2x IEC und für 1x/2x RJ45 HMS-Einsätze bis 2 GHz, Gigabit-Class DOCSIS 3.1 Einbautiefe 32 mm	Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
HMS AM04 4dB Stichdose	☐	WH45549300C	965 810 103	WH45549300A	965 816 103	WH45549300B	965 813 103
	■	WH45549305C	965 810 153	WH45549300A	965 816 153	WH45549300B	965 813 153
HMS AM10 10.5dB Enddose mit Abschlusswiderstand	☐	WH45549400C	965 810 203	WH45549400A	965 816 203	WH45549400B	965 813 203
	■	WH45549405C	965 810 253	WH45549400A	965 816 253	WH45549400B	965 813 253
HMS AM11 11dB Durchgangsdose	☐	WH45549500C	965 810 303	WH45549500A	965 816 303	WH45549500B	965 813 303
	■	WH45549505C	965 810 353	WH45549500A	965 816 353	WH45549500B	965 813 353
HMS AM15 14dB Durchgangsdose	☐	WH45549600C	965 810 403	WH45549600A	965 816 403	WH45549600B	965 813 403
	■	WH45549605C	965 810 453	WH45549600A	965 816 453	WH45549600B	965 813 453
HMS AM19 19dB Durchgangsdose	☐	WH45549700C	965 810 503	WH45549700A	965 816 503	WH45549700B	965 813 503
	■	WH45549705C	965 810 553	WH45549700A	965 816 553	WH45549700B	965 813 553

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 453

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 600

Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH45549300Q	965 811 103
WH45549305Q	965 811 153
WH45549400Q	965 811 203
WH45549405Q	965 811 253
WH45549500Q	965 811 303
WH45549505Q	965 811 353
WH45549600Q	965 811 403
WH45549605Q	965 811 453
WH45549700Q	965 811 503
WH45549705Q	965 811 553

▶ Seite 600

WH45546300H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front				
- Multimediadosen HMS Breitband TV-/Radio, 2x IEC und für 1x/2x RJ45 HMS-Einsätze				
Front HMS TV-/Radio, Weiss	32 mm	1	★**WH45546300H**	877 530 303
Front HMS TV-/Radio, Schwarz	32 mm	1	★**WH45546305H**	877 530 353

▶ Seite 600

WH405493E

WH765302Z

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz				
- Bandbreite 2 GHz				
HMS 4dB Stichdose	32 mm	1	★**WH405493E**	935 416 793
HMS 4dB Stichdose mit Befestigungsplatte	32 mm	1	★**WH405493F**	965 413 793
HMS 10.5dB Enddose mit Abschlusswiderstand	32 mm	1	★**WH405494E**	935 426 793
HMS 10.5dB Enddose mit Abschlusswiderstandmit Befestigunsplatte	32 mm	1	★**WH405494F**	965 423 793
HMS 11dB Durchgangsdose	32 mm	1	★**WH405495E**	935 436 793
HMS 11dB Durchgangsdose mit Befestigungsplatte	32 mm	1	★**WH405495F**	965 433 793
HMS 14dB Durchgangsdose	32 mm	1	★**WH405496E**	935 446 793
HMS 14dB Durchgangsdose mit Befestigungsplatte	32 mm	1	★**WH405496F**	965 443 793
HMS 19dB Durchgangsdose	32 mm	1	★**WH405497E**	935 456 793
HMS 19dB Durchgangsdose mit Befestigungsplatte	32 mm	1	★**WH405497F**	965 453 793
Abschlusswiderstand 75 Ω				
Abschlusswiderstand 75 Ω		1	**WH765302Z**	965 369 098

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Schutzart:
IP20

Bezeichnung		Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Montageset für HMS-Einsätze max. 2x RJ45			WH45300400C	877 510 003	WH45300400A	877 516 003	WH45300400B	877 513 003
			WH45300405C	877 510 053	WH45300400A	877 516 053	WH45300400B	877 513 053
Montageset für HMS-Einsätze max. 4x RJ45			WH45300300C	877 500 003	WH45300300A	877 506 003	WH45300300B	877 503 003
			WH45300305C	877 500 053	WH45300300A	877 506 053	WH45300300B	877 503 053

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 453

Kompatibilität Keystone-Einsätze ▶ Seite 600

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 600

Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH45300400Q	877 511 003
WH45300405Q	877 511 053
WH45300300Q	877 501 003
WH45300305Q	877 501 053

▶ Seite 600

WH45300400H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front				
- Montageset für HMS-Einsätze max. 2x RJ45				
Front HMS 2xRJ45, Weiss	12 mm	1	★WH45300400H	877 517 003
Front HMS 2xRJ45, Schwarz	12 mm	1	★WH45300405H	877 517 053

WH45300300H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front				
- Montageset für HMS-Einsätze max. 4x RJ45				
Front HMS 4xRJ45, Weiss	12 mm	1	★WH45300300H	877 507 003
Front HMS 4xRJ45, Schwarz	12 mm	1	★WH45300305H	877 507 053

▶ Seite 600

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
	Baukasten, Ersatzteil, Einsatz				
 WH403004E	Montageset für max. 2 HMS-Einsätze	12 mm	1	★WH403004E	377 984 793
	Montageset für max. 2 HMS-Einsätze mit Befestigungsplatte	12 mm	1	★WH403004F	377 982 793
	Baukasten, Ersatzteil, Einsatz				
 WH403003E	Montageset für max. 4 HMS-Einsätze	12 mm	1	★WH403003E	377 994 793
	Montageset für max. 4 HMS-Einsätze mit Befestigungsplatte	12 mm	1	★WH403003F	377 992 793

HMS Basismodul:
- Ausschnitt für maximal 12 RJ45-Einsätze Kat. 5e, Kat. 6 und Kat. 6A
- Für ungeschirmte und geschirmte Einsätze
- Ausschnitt für optionales TV- oder SAT-Modul
- Integrierte DSL-Dose mit automatischer Brücke, gemäss Installationsempfehlung der Swisscom
- Inklusive Schrauben für Befestigung auf Lochblech

HMS Erweiterungsmodul:
- Ausschnitt für maximal 10 RJ45-Einsätze Kat. 5e, Kat. 6 und Kat. 6A
- Für ungeschirmte und geschirmte Einsätze
- Inklusive Schrauben für Befestigung auf Lochblech

Zubehör:
- Blechkerbschraube 4.2x9.5 mm (Set à 50 Stk)

Schutzart:
IP20

Montage:
- Auf Lochblech

▶ Seite 600

origin

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH74300403Z	**HMS Basismodul mit FLF Gr.I** - Ausschnitt für 8 RJ-45 Einsätze unf TV-/SAT-Module - inkl DSL-Dose 4xRJ45 - mit Auschnitt für 1 FLF Gr,.I			
	HMS Basismodul mit FLF Gr.I	1	**WH74300403Z**	377 986 033
 WH74300503Z	**HMS Basismodul Light** - Ausschnitt für 8 RJ-45 Einsätze - mit Auschnitt für 2 FLF Gr,.I oder 1 FLF Gr.II			
	HMS Basismodul Light	1	**WH74300503Z**	377 987 033
 WH74300303Z	**HMS Basismodul ohne DSL-Dose** - Ausschnitt für 16 RJ-45 Einsätze und TV-/SAT-Modul			
	HMS Basismodul ohne DSL-Dose	1	**WH74300303Z**	377 986 033
WH74300203Z	**HMS Erweiterungsmodul** - Ausschnitt für 10RJ45 Einsätze			
	HMS Erweiterungsmodul	1	**WH74300203Z**	377 996 033
WH74300603Z	**HMS Erweiterungsmodul light** - Ausschnitt für 6 RJ-45 Einsätze - Ausschnitt für 1 FLF Gr.I			
	HMS Erweiterungsmodul light	1	**WH74300603Z**	377 986 033
WH74990103Z	**HMS Deckel** - zu Basis- und Erweiterungsmodul			
	HMS Deckel	1	**WH74990103Z**	377 997 033
WH76991073Z	**Blechkerbschraube**			
	Blechkerbschraube (Set à 50 Stk)	1	**WH76991073Z**	162 080 805

HMS Fiber LWL-Set:
Set vom OTO zur Wanddose mit Verlängerungskabel
(Durchmesser < 5mm), Einzugsdraht, Keystone-Hybrid-Adapter
CLIK/APC-LC/APC und Kabelmanagement.

▶ Seite 600

WH74360100Z

HMS FIber LWL-Set

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
HMS Fiber LWL Set 5m	1	**WH74360100Z**	966 731 643
HMS Fiber LWL Set 7.5m	1	**WH74360200Z**	966 731 653
HMS Fiber LWL Set 10m	1	**WH74360300Z**	966 731 663
HMS Fiber LWL Set 12.5m	1	**WH74360400Z**	966 731 673
HMS Fiber LWL Set 15m	1	**WH74360500Z**	966 731 683
HMS Fiber LWL Set 20m	1	**WH74360600Z**	966 731 743
HMS Fiber LWL Set 30m	1	**WH74360700Z**	966 731 753
HMS Fiber LWL Set 50m	1	**WH74360800Z**	966 731 763



WH76360100Z

HMS Fiber Kabelmanagement

- zum Verstauen der Kabelüberlängen im Verteiler
- Montage auf Lochblech oder auf Modulträger

Kabelmanagement	1	**WH76360100Z**	966 731 923

WH70360100Z

HMS Fiber Keystone LWL-Adapter

Keystone LWL-Adapter LC/APC Duplex	1	**WH70360100Z**	966 730 653

WH70360200Z

HMS Fiber Keystone LWL-Adapter

Keystone LWL-Adapter E2000/APC Simplex	1	**WH70360200Z**	966 730 663

origin

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WH74410180Z	**HMS-Verteilfeld** - für 16 Module, 1HE - inkl. Kabelbinder und Befestigungsmaterial			
	HMS-Verteilfeld für 16 Module	1	**WH74410180Z**	966 731 583
WH74410280Z	**HMS-Verteilfeld** - für 24 Module, 1HE - inkl. Kabelbinder und Befestigungsmaterial			
	HMS-Verteilfeld für 24 Module	1	**WH74410280Z**	966 731 593
WH74950280Z	**HMS-Rangierpanel** - mit 4 Bügeln, 1HE - inkl. Befestigungsmaterial			
	HMS-Rangierpanel mit 4 Bügeln	1	**WH74950280Z**	966 730 883
WH74410480Z	**HMS-Verteilfeld** - für 6 FLF-Apparate Gr.I, 1HE - inkl. Kabelbinder und Befestigungsmaterial			
	HMS-Verteilfeld für 6 FLF-Apparate Gr.I	1	**WH74410480Z**	966 731 803
WH74410580Z	**HMS-Verteilfeld** - für 5 FLF-Apparate Gr.II, 2HE - Befestigungsmaterial			
	HMS-Verteilfeld für 5 FLF-Apparate Gr.II	1	**WH74410580Z**	966 731 903
WH74101280Z	**HMS-Blindplatte, 1HE** - inkl. Befestigungsmaterial			
	HMS-Blindplatte, 1HE	1	**WH74101280Z**	966 731 293
WH74101380Z	**HMS-Blindplatte, 2HE** - inkl. Befestigungsmaterial			
	HMS-Blindplatte, 2HE	1	**WH74101380Z**	966 731 393
WH70311000Z	**HMS-Voice Panel 25 Port**			
	HMS Voice Panel 25 Port bestückt	1	**WH70311000Z**	966 730 603
WH70311100Z	**HMS-Voice Panel 50 Port**			
	HMS Voice Panel 50 Port bestückt	1	**WH70311100Z**	966 730 613
WH70311300Z	**HMS-Voice Panel 10 Port**			
	HMS Voice Panel 10 Port Einschub	1	**WH70311300Z**	966 730 623

origin

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WH74361000Z	**LWL-Panel 19" für SC D**			
	HMS Fiber LWL-Panel SC D	1	**WH74361000Z**	966 731 773
WH74361100Z	**LWL-Panel 19" für LC S / SC S / E2000**			
	HMS Fiber LWL-Panel LC S / SC S / E2000	1	**WH74361100Z**	966 731 783
WH70360300Z	**HMS Fiber Kupplung**			
	Kupplung LC/LC D Multimode OM2	1	**WH70360300Z**	966 730 673
WH70360400Z	**HMS Fiber Kupplung**			
	Kupplung LC/LC D Multimode OM3	1	**WH70360400Z**	966 730 683
WH70360500Z	**HMS Fiber Kupplung**			
	Kupplung LC/LC D Multimode OM4	1	**WH70360500Z**	966 730 693
WH70360600Z	**HMS Fiber Kupplung**			
	Kupplung E2000 APC SM	1	**WH70360600Z**	966 730 153
WH70360700Z	**HMS Fiber Kupplung**			
	Kupplung SC/SC Duplex Multimod	1	**WH70360700Z**	966 730 103
WH75360200Z	**HMS Fiber Patchkabel**			
	LWL-Patchkabel LC/APC grün - LC/PC blau, G.657.A2, Simplex			
	HMS LWL-Patchkabel 3m	1	**WH75360200Z**	966 731 843
	HMS LWL-Patchkabel 5m	1	**WH75360300Z**	966 731 853
	HMS LWL-Patchkabel 7.5m	1	**WH75360400Z**	966 731 863
	HMS LWL-Patchkabel 10m	1	**WH75360500Z**	966 731 873
	HMS LWL-Patchkabel 15m	1	**WH75360600Z**	966 731 883
	HMS LWL-Patchkabel 20m	1	**WH75360700Z**	966 731 893

origin

Auf diesen Seiten finden Sie eine Produktzusammenfassung der passiven Komponenten zur strukturierten Verkabelung im Feldverteiler media nach DIN EN 50173-4.

HMS-Einsatz RJ45:
- Kombinierte Schirmung und Zugentlastung
- Eindeutige Anschlusskennzeichnung (EIA/TIA 568 A/B)
- Kat. 5e, Kat. 6 und Kat. 6A
- Keystone Modul
- Selbstschneidende Kontakte
- Steckverbindung RJ45
- Anschluss: Draht AWG 23-25, Litze 7-fach AWG 24-26

▶ Seite 600

origin

WH70290300Z

WH70290200Z

WH70310200Z

WH70300200Z

WH70310300Z

WH70300300Z

WH76410200Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e UTP			
- Kat. 5e UTP ungeschirmt			
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e UTP	1	**WH70290300Z**	977 731 003
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e UTP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70295300Z**	977 731 103
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e STP			
- Kat. 5e STP geschirmt			
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e STP	1	**WH70290200Z**	977 701 003
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e STP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70295200Z**	977 701 103
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 UTP			
- Kat. 6 UTP ungeschirmt			
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 UTP	1	**WH70310200Z**	977 731 013
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 UTP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70315200Z**	977 731 113
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 STP			
- Kat. 6 STP geschirmt			
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 STP	1	**WH70300200Z**	977 701 013
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 STP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70305200Z**	977 701 113
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6A UTP			
- Kat. 6A UTP ungeschirmt			
HMS Einsatz RJ45 Kat. 6A UTP	1	**WH70310300Z**	977 732 013
HMS Einsatz RJ45 Kat. 6A UTP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70315300Z**	977 732 113
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6A STP			
- Kat. 6A STP geschirmt			
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6A STP	1	**WH70300300Z**	977 701 023
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6A STP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70305300Z**	977 701 123
Blinddeckel zu HMS			
Blinddeckel zu HMS, Weiss	1	**WH76410200Z**	377 990 003
Blinddeckel zu HMS, Schwarz	1	**WH76410205Z**	966 731 933
Blinddeckel zu HMS (Set à 100 Stk.), weiss	1	**WH76415200Z**	377 990 103
Blinddeckel zu HMS (Set à 100 Stk.), schwarz	1	**WH76415205Z**	966 731 943

Einsatz TV-/Radio-Dose:
- CATV-Dose Bandbreite von 5 bis 1002 MHz (Breitband)
- Dämpfungsvarianten: 4/10/11/14/19/23 dB
- Enddose mit integriertem Widerstand für eine schnelle Montage

Einsatz TV-/Radio-Datendose:
- CATV-Dose Bandbreite von 5 bis 1002 MHz (Breitband)
- Rückweg 5 – 65 MHz
- Dämpfungsvarianten: 4/10/11/14/19/23 dB
- Enddose mit integriertem Widerstand für eine schnelle Montage

▶ Seite 600

WH76420505Z

Werkzeug für RJ45-Einsätze

- zum einfachen Pressen der RJ45-Einsätze

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Werkzeug für RJ45-Einsätze	1	**WH76420505Z**	983 223 009

WH405485Z

Einsätze TV-/Radio-Dose

- für Basismodul
- Breitband TV-/Radio
- 2x IEC
- bis 2 GHz

AM04 4dB Stichdose	10	**WH405485Z**	965 214 793
AM10 10.5dB Enddose mit Abschlusswiderstand 75 Ω	10	**WH405486Z**	965 224 793
AM11 11dB Durchgangsdose	10	**WH405487Z**	965 234 793
AM15 14dB Durchgangsdose	10	**WH405488Z**	965 244 793
AM19 19dB Durchgangsdose	10	**WH405489Z**	965 254 793
AM23 23dB Durchgangsdose	10	**WH405490Z**	965 264 793

WH405436Z

Einsätze TV-/Radio-Datendose

- für Basismodul
- Breitband TV-/Radio
- 2x IEC / 1x MiniDat
- bis 2 GHz
- Rückweg 5 – 65 MHz

AMD04 4dB Stichdose	10	**WH405436Z**	935 280 713
AMD10 10.5dB Enddose mit Abschlusswiderstand 75 Ω	10	**WH405437Z**	935 287 713
AMD11 11dB Durchgangsdose	10	**WH405438Z**	935 281 713
AMD15 14dB Durchgangsdose	10	**WH405439Z**	935 282 713
AMD19 19dB Durchgangsdose	10	**WH405440Z**	935 283 713

origin

origin

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WH70530100Z	**TV-Verteiler**			
	2-fach	1	**WH70530100Z**	966 800 103
WH70530200Z	**TV-Verteiler**			
	3-fach	1	**WH70530200Z**	966 800 203
WH70530300Z	**TV-Verteiler**			
	4-fach	1	**WH70530300Z**	966 800 303
WH70530400Z	**TV-Verteiler**			
	6-fach	1	**WH70530400Z**	966 800 403
WH70530500Z	**TV-Verteiler**			
	8-fach	1	**WH70530500Z**	966 800 603
WH70530600Z	**TV-Abzweiger**			
	1-fach	1	**WH70530600Z**	966 800 703
WH70531000Z	**F-Stecker**			
	F-Stecker Cablecom	1	**WH70531000Z**	966 801 103
WH70531100Z	**F-Stecker**			
	F-Stecker Compression	1	**WH70531100Z**	966 801 203
WH76530300Z	**F-Abschlusswiederstand**			
	75 Ohm	1	**WH76530300Z**	966 801 303

HMS Y-Patchkabel:
- Geeignet für Cablesharing, um verschiedene Dienste wie z.B. Telefon-Netzwerk oder 2x Netzwerk auf einem 8-poligen Datenkabel zu kombinieren.

HMS Patchkabel:
- U/UTP Kat. 6/E, 250MHz, 4x2x0,20 mm², Innenleiter Cu Litze (AWG 24), paarverseilt, Mantel und Knickschutz in Grau, Grün oder Blau, halogenfrei, beidseitig Stecker RJ45
- Erhältlich in den verschiedenen Längen

Zubehör:
- Montagehalter für Multimediageräte

▶ Seite 600

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Montagehalter für Multimediageräte			
- zur Befestigung auf dem Lochblech			
Montagehalter für Multimediageräte	1	**VZ02MM**	822 990 914

VZ02MM

Y-Patchkabel TEL/LAN			
- für Cablesharing			
Y-Patchkabel TEL/LAN 0,5 m	10	**WH75401303Z**	101 349 409
Y-Patchkabel TEL/LAN 1,0 m	10	**WH75401403Z**	101 349 419

WH75401303Z

Y-Patchkabel LAN/LAN			
- für Cablesharing			
Y-Patchkabel LAN/LAN 1,0 m	10	**WH75401003Z**	101 349 319

WH75400903Z

HMS Patchkabel RJ45 U/UTP			
- Kategorie 6 U/UTP - Kurzer Abknickschutz			
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 0,5 m, Grau	10	**WH75401603Z**	101 347 109
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 1,0 m, Grau	10	**WH75401703Z**	101 347 209
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 2,0 m, Grau	10	**WH75401803Z**	101 347 309
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 5,0 m, Grau	10	**WH75401903Z**	101 347 309
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 10,0 m, Grau	10	**WH75402503Z**	101 347 609

WH75401603Z

HMS Patchkabel RJ45 U/UTP			
- Kategorie 6 U/UTP - Kurzer Abknickschutz			
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 0,5 m, Grün	10	**WH75401612Z**	101 347 119
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 1,0 m, Grün	10	**WH75401712Z**	101 347 219
Patchkabel at. 6 RJ45, 2,0 m, Grün	10	**WH75401812Z**	101 347 319
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 5,0 m, Grün	10	**WH75401912Z**	101 347 419
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 10,0 m, Grün	10	**WH75402512Z**	101 347 619

WH75401612Z

HMS Patchkabel RJ45 U/UTP			
- Kategorie 6 U/UTP - Kurzer Abknickschutz			
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 0,5 m, Blau	10	**WH75401613Z**	101 347 129
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 1,0 m, Blau	10	**WH75401713Z**	101 347 229
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 2,0 m, Blau	10	**WH75401813Z**	101 347 329
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 5,0 m, Blau	10	**WH75401913Z**	101 347 429
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 10,0 m, Blau	10	**WH75402513Z**	101 347 629

WH75401613Z

origin

HMS Patchkabel:
- S/FTP Kat. 6/E, 250MHz, 4x2x0,10 mm², Innenleiter Cu Litze (AWG 27), paarverseilt, Mantel und Knickschutz in Grau, Grün oder Blau, halogenfrei, beidseitig Stecker RJ45
- Erhältlich in den verschiedenen Längen

▶ Seite 600

WH75400403Z

HMS Patchkabel RJ45 S/FTP

- Kategorie 6 S/FTP
- Kurzer Abknickschutz

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 0,5 m, Grau	10	**WH75400403Z**	101 346 109
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 1,0 m, Grau	10	**WH75400503Z**	101 346 209
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 2,0 m, Grau	10	**WH75400603Z**	101 346 309
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 5,0 m, Grau	10	**WH75400703Z**	101 346 409
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 10,0 m, Grau	10	**WH75400803Z**	101 346 509

WH75400412Z

HMS Patchkabel RJ45 S/FTP

- Kategorie 6 S/FTP
- Kurzer Abknickschutz

Patchkabel Kat. 6 RJ45, 0,5 m, Grün	10	**WH75400412Z**	101 346 119
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 1,0 m, Grün	10	**WH75400512Z**	101 346 219
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 2,0 m, Grün	10	**WH75400612Z**	101 346 319
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 5,0 m, Grün	10	**WH75400712Z**	101 346 419
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 10,0 m, Grün	10	**WH75400812Z**	101 346 519

WH75400413Z

HMS Patchkabel RJ45 S/FTP

- Kategorie 6 S/FTP
- Kurzer Abknickschutz

Patchkabel Kat. 6 RJ45, 0,5 m, Blau	10	**WH75400413Z**	101 346 129
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 1,0 m, Blau	10	**WH75400513Z**	101 346 229
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 2,0 m, Blau	10	**WH75400613Z**	101 346 329
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 5,0 m, Blau	10	**WH75400713Z**	101 346 429
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 10,0 m, Blau	10	**WH75400813Z**	101 346 529

origin

HMS Patchkabel:
- S/FTP Kat. 6/E, 250MHz, 4x2x0,10 mm², Innenleiter Cu Litze (AWG 27), paarverseilt, Mantel und Knickschutz in Grau, Grün oder Blau, halogenfrei, beidseitig Stecker RJ45
- Erhältlich in den verschiedenen Längen

▶ Seite 600

WH75402303Z

HMS Patchkabel RJ45 S/STP

- Kategorie 6A S/STP
- Kurzer Abknickschutz

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 0,5 m, Grau	10	**WH75402303Z**	101 345 109
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 1,0 m, Grau	10	**WH75402203Z**	101 345 209
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 2,0 m, Grau	10	**WH75402103Z**	101 345 309
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 5,0 m, Grau	10	**WH75402403Z**	101 345 409
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 10,0 m, Grau	10	**WH75402603Z**	101 345 509

WH75402312Z

HMS Patchkabel RJ45 S/STP

- Kategorie 6A S/STP
- Kurzer Abknickschutz

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 0,5 m, Grün	10	**WH75402312Z**	101 345 119
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 1,0 m, Grün	10	**WH75402212Z**	101 345 219
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 2,0 m, Grün	10	**WH75402112Z**	101 345 319
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 5,0 m, Grün	10	**WH75402412Z**	101 345 419
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 10,0 m, Grün	10	**WH75402612Z**	101 345 519

WH75402313Z

HMS Patchkabel RJ45 S/STP

- Kategorie 6A S/STP
- Kurzer Abknickschutz

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 0,5 m, Blau	10	**WH75402313Z**	101 345 129
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 1,0 m, Blau	10	**WH75402213Z**	101 345 229
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 2,0 m, Blau	10	**WH75402113Z**	101 345 329
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 5,0 m, Blau	10	**WH75402413Z**	101 345 429
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 10,0 m, Blau	10	**WH75402613Z**	101 345 529

origin

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Schneideklemmen

Schutzart:
IP20

- Schrägauslass mit 1x media RJ45 oder 2x media RJ45 Einsatz und Bezeichnungsschild 42x9 mm

Bezeichnung	Farbe	Unterputz komplett 92 x 92 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Unterputz für Kombinationen Ø 58 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Unterputz Einsatz mit Front 77 x 77 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr
1x media RJ45 Kat. 6, ungeschirmt **WH70310200Z** / 977 731 013	☐	WH45290100C	877 130 003	WH45290100A	877 136 003	WH45290100B	877 133 003
	■	WH45290105C	877 130 003	WH45290100A	877 136 003	WH45290100B	877 133 003
2x media RJ45 Kat. 6, ungeschirmt **2x WH70310200Z** / 977 731 013	☐	WH45290200C	877 140 003	WH45290200A	877 146 003	WH45290200B	877 143 003
	■	WH45290205C	877 140 003	WH45290200A	877 146 003	WH45290200B	877 143 003
1x media RJ45 Kat. 6, geschirmt **WH70300200Z** / 977 701 013	☐	WH45300100C	877 150 003	WH45300100A	877 156 003	WH45300100B	877 153 003
	■	WH45300105C	877 150 003	WH45300100A	877 156 003	WH45300100B	877 153 003
2x media RJ45 Kat. 6, geschirmt **2x WH70300200Z** / 977 701 013	☐	WH45300200C	877 160 003	WH45300200A	877 166 003	WH45300200B	877 163 003
	■	WH45300205C	877 160 003	WH45300200A	877 166 003	WH45300200B	877 163 003

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 453

Multimedia-Module ▶ Seite 450

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 600

Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH45290100Q	877 131 003
WH45290105Q	877 131 003
WH45290200Q	877 141 003
WH45290205Q	877 141 003
WH45300100Q	877 151 003
WH45300105Q	877 151 003
WH45300200Q	877 161 003
WH45300205Q	877 161 003

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Schneideklemmen

Schutzart:
IP20

- Schrägauslass für ein Multimedia-Modul und Bezeichnungsschild 42x9 mm

Bezeichnung	Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Montageset für Multimedia-Module (M3)		**WH45141000C**	877 120 003	**WH45141000A**	877 126 003	**WH45141000B**	877 123 003
		WH45141005C	877 120 053	**WH45141000A**	877 126 053	**WH45141000B**	877 123 053
Montageset für Keystone Einsätze für 2x RJ45 inkl. 1x Blinddeckel		**WH45410100C**	877 520 003	**WH45410100A**	877 526 003	**WH45410100B**	877 523 003
		WH45410105C	877 520 053	**WH45411010A**	877 526 053	**WH45410100B**	877 523 053

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 453

Multimedia-Module ▶ Seite 450

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 600

Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH45141000Q	877 531 003
WH45141005Q	877 531 053
WH45410100Q	877 521 003
WH45410105Q	877 521 053

▶ Seite 600

WH45410100H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- media Steckdosen Front, mit Multimedia Modulträger für Keystone-Module

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Front für 2x Keystone-Module, Weiss	12 mm	1	★WH45410100H	877 527 003
Front für 2x Keystone-Module, Schwarz	12 mm	1	★WH45410105H	877 527 053

WH45141000H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- media Steckdosen Front, ohne Multimedia Modulträger

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Front für Multimedia Modulträger, Weiss	12 mm	1	★WH45141000H	877 536 003
Front für Multimedia Modulträger, Schwarz	12 mm	1	★WH45141005H	877 536 053

▶ Seite 600

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WH70310200Z	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - mit Schneideklemmen 1x media RJ45 Kat. 6, ungeschirmt	1	★WH70310200Z	977 731 013
WH70300200Z	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - mit Schneideklemmen 1x media RJ45 Kat. 6, geschirmt	1	★WH70300200Z	977 701 013
WH40950382Z	**Zwischenring** - 2-Punkt Befestigung für 2x M3 - Aluminium, mit Schrauben, Ø 61 mm Zwischenring	1	**WH40950382Z**	378 990 003

Material:
- Thermoplast halogenfrei

Schutzart:
IP20

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 600

origin


WH72410200Z

Multimedia-Module für UKV (Universelle Kommunikationsverkabelung)

- inklusive 1x Blinddeckel
- für 2x RJ45 Keystone Einsätze

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Multimedia-Module für UKV, Weiss	1	**WH72410200Z**	866 733 003
Multimedia-Module für UKV, Schwarz	1	**WH72410205Z**	866 733 953

WH72220100Z

Multimedia-Module für UKV (Universelle Kommunikationsverkabelung)

- inklusive 1x Blinddeckel
- mit Trägerplatte
- für 2x RJ45 R&M Anschlussmodul

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Multimedia-Module für UKV, Weiss	1	**WH72220100Z**	866 730 003
Multimedia-Module für UKV, Schwarz	1	**WH72220105Z**	866 730 953

WH72360500Z

Multimedia-Module für LWL (Lichtwellenleiter)

- für 2x ST

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Multimedia-Module für LWL, Weiss	1	**WH72360500Z**	866 734 003
Multimedia-Module für LWL, Schwarz	1	**WH72360505Z**	866 734 953

WH72360100Z

Multimedia-Module für LWL (Lichtwellenleiter)

- für 2x SC

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Multimedia-Module für LWL, Weiss	1	**WH72360100Z**	866 735 003
Multimedia-Module für LWL, Schwarz	1	**WH72360105Z**	866 735 953

WH72360400Z

Multimedia-Module für LWL (Lichtwellenleiter)

- für 1x SC Duplex

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Multimedia-Module für LWL, Weiss	1	**WH72360400Z**	866 710 003
Multimedia-Module für LWL, Schwarz	1	**WH72360405Z**	866 710 953

WH72360300Z

WH72360200Z

WH72361200Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Multimedia-Module für LWL (Lichtwellenleiter)			
- für 2x SC Duplex			
Multimedia-Module für LWL, Weiss	1	**WH72360300Z**	866 736 003
Multimedia-Module für LWL, Schwarz	1	**WH72360305Z**	866 736 953
Multimedia-Module für LWL (Lichtwellenleiter)			
- für 2x SC, 2x LC			
Multimedia-Module für LWL, Weiss	1	**WH72360200Z**	866 709 003
Multimedia-Module für LWL, Schwarz	1	**WH72360205Z**	866 709 953
Multimedia-Module für LWL (Lichtwellenleiter)			
- für 2x E2000 simplex			
Multimedia-Module für LWL, Weiss	1	**WH72361200Z**	866 737 003
Multimedia-Module für LWL, Schwarz	1	**WH72361205Z**	866 737 953

origin

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr

WH72531800Z

Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video

- bestückt mit Steck- und Schraubverbinder
- mit 2x Lautsprecherklemmen Rot-Schwarz

Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, Weiss	1	**WH72531800Z**	866 749 003
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, Schwarz	1	**WH72531805Z**	866 749 953

WH72531700Z

Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video

- bestückt mit Steck- und Schraubverbinder
- mit 4x Lautsprecherklemmen Rot-Schwarz

Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, Weiss	1	**WH72531700Z**	866 739 003
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, Schwarz	1	**WH72531705Z**	866 739 953

origin

- 2-Punktbefestigung für Standard Apparate mit 52mm Achsabstand
- 3-Punktbefestigung für Dreifachsteckdosen

▶ Seite 600

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
	UP-Befestigungsplatten 77 x 77 mm			
	UP-Befestigungsplatten Standard 1 x 52 mm	1	**WH10950182Z**	376 163 003
	UP-Befestigungsplatten 3-Punkt	1	**WH10952182Z**	376 155 003
	UP-Befestigungsplatten 137 x 77 mm			
	UP-Befestigungsplatten 2 x 52 mm	1	**WH10950282Z**	376 223 003
	UP-Befestigungsplatten 1 x 52 mm & 3-Punkt	1	**WH10952282Z**	376 235 003
	UP-Befestigungsplatten 2 x 3-Punkt	1	**WH10952682Z**	376 281 003
	UP-Befestigungsplatten 77 x 137 mm			
	UP-Befestigungsplatten 2 x 52 mm	1	**WH10950382Z**	376 223 103
	UP-Befestigungsplatten 1 x 52 mm & 3-Punkt	1	**WH10952382Z**	376 223 203
	UP-Befestigungsplatten 2 x 3-Punkt	1	**WH10954482Z**	376 223 403
	UP-Befestigungsplatte 3-Punkt & 2x 52mm	1	**WH10955482Z**	376 223 502
	UP-Befestigungsplatten 137 x 137 mm			
	UP-Befestigungsplatten 2 x 52 mm	1	**WH10950882Z**	376 601 003
	UP-Befestigungsplatten 3 x 52 mm & 3-Punkt	1	**WH10951782Z**	376 601 103
	UP-Befestigungsplatten 2 x 52 mm & 2 x 3-Punkt	1	**WH10951682Z**	376 601 203
	UP-Befestigungsplatten 197 x 77 mm			
	UP-Befestigungsplatten 3 x 52 mm	1	**WH10950482Z**	376 301 003
	UP-Befestigungsplatten 2 x 52 mm & 3-Punkt	1	**WH10952482Z**	376 319 003
	UP-Befestigungsplatten 77 x 197 mm			
	UP-Befestigungsplatten 3 x 52 mm	1	**WH10950582Z**	376 301 103
	UP-Befestigungsplatten 2 x 52 mm & 3-Punkt	1	**WH10952582Z**	376 223 303
	UP-Befestigungsplatten 3-Punkt & 52 mm & 3-Punkt	1	**WH10954382Z**	376 337 003
	UP-Befestigungsplatten 3-Punkt & 2 x 52 mm	1	**WH10954682Z**	376 223 803
	UP-Befestigungsplatte 2x 3-Punkt & 52 mm	1	**WH10955582Z**	376 223 703
	UP-Befestigungsplatte 2x 3-Punkt & 52 mm	1	**WH10955682Z**	376 223 603

WH10952182Z
WH10950182Z


WH10952682Z
WH10952282Z
WH10950282Z

WH10950382Z WH10952382Z

WH10954482Z WH10955482Z


WH10950882Z WH10951782Z

WH10951682Z


WH10952482Z
WH10950482Z

WH10950582Z

WH10952582Z


WH10954382Z

WH10954682Z


WH10955582Z


WH10955682Z

origin

WH10950982Z

WH10957982Z


WH10952082Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
UP-Befestigungsplatten 197 x 137 mm			
UP-Befestigungsplatten 6 x 52 mm	1	**WH10950982Z**	376 621 003
UP-Befestigungsplatten 5 x 52 mm & 3-Punkt	1	**WH10957982Z**	376 621 303
UP-Befestigungsplatten 4 x 52 mm & 2 x 3-Punkt	1	**WH10952082Z**	376 621 203


WH10951082Z

UP-Befestigungsplatten 137 x 197 mm			
UP-Befestigungsplatten 6 x 52 mm	1	**WH10951082Z**	376 621 103
UP-Befestigungsplatte 4 x 52 mm / 3-Punkt / 52 mm	1	**WH10955782Z**	376 661 203


WH10951382Z

UP-Befestigungsplatten 197 x 197 mm			
UP-Befestigungsplatten 9 x 52 mm	1	**WH10951382Z**	376 661 003
UP-Befestigungsplatte 7 x 52 mm / 3-Punkt / 52 mm	1	**WH10955882Z**	376 661 103


WH10952782Z
WH10950682Z

UP-Befestigungsplatten 257 x 77 mm			
UP-Befestigungsplatten 4 x 52 mm	1	**WH10950682Z**	376 331 003
UP-Befestigungsplatten 3 x 52 mm & 3-Punkt	1	**WH10952782Z**	376 338 003

WH10950782Z

WH10950782Z

WH10953082Z

UP-Befestigungsplatten 77 x 257 mm			
UP-Befestigungsplatten Standard 4 x 52 mm	1	**WH10950782Z**	376 331 103
UP-Befestigungsplatten 3 x 52 mm & 3-Punkt	1	**WH10952882Z**	376 437 003
UP-Befestigungsplatten 2 x 52 mm & 2 x 3-Punkt	1	**WH10953082Z**	376 437 203

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WH10951182Z	**UP-Befestigungsplatten 257 x 137 mm**			
	UP-Befestigungsplatten 8 x 52 mm	1	**WH10951182Z**	376 641 003
WH10951282Z	**UP-Befestigungsplatten 137 x 257 mm**			
	UP-Befestigungsplatten 8 x 52 mm	1	**WH10951282Z**	376 641 103
 WH10951482Z	**UP-Befestigungsplatten 257 x 197 mm**			
	UP-Befestigungsplatten 12 x 52 mm	1	**WH10951482Z**	376 721 003
 WH10951582Z	**UP-Befestigungsplatten 197 x 257 mm**			
	UP-Befestigungsplatten 12 x 52 mm	1	**WH10951582Z**	376 721 103
WH40950382Z	**Zwischenring** - 2-Punkt Befestigung für 2x M3 - Aluminium, mit Schrauben, Ø 61 mm			
	Zwischenring	1	**WH40950382Z**	378 990 003

WH15920200Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Abdeckplatte Gr. 1x1			
- 92 x 92 mm			
Abdeckplatte Gr. 1x1, 1x Bohrung 58mm, Weiss	1	★WH15920200Z	374 500 003
Abdeckplatte Gr. 1x1, 1x Bohrung 58mm, Schwarz	1	★WH15920205Z	374 500 053
Abdeckplatte Gr. 1x1, 1x Bohrung 58mm, Orange	1	★WH15920206Z	374 500 063

WH11930100Z

Abdeckplatte Gr. 2x1 / 1x2			
- 152 x 92 mm / 92 x 152 mm			
Abdeckplatte Gr. 2x1, 2x Bohrung 58mm, Weiss	1	★WH15930300Z	374 500 203
Abdeckplatte Gr. 2x1, 2x Bohrung 58mm, Schwarz	1	★WH15930305Z	374 500 253

WH15930600Z

Abdeckplatte Gr. 3x1 / 1x3			
- 212 x 92 mm / 92 x 212 mm			
Abdeckplatte Gr. 3x1, 3x Bohrung 58mm, Weiss	1	★WH15930600Z	374 500 303
Abdeckplatte Gr. 3x1, 3x Bohrung 58mm, Schwarz	1	★WH15930605Z	374 500 353

WH15930700Z

Abdeckplatte Gr. 4x1 / 1x4			
- 272 x 92 mm / 92 x 272 mm			
Abdeckplatte Gr. 4x1, 4x Bohrung 58mm, Weiss	1	★WH15930700Z	374 500 403
Abdeckplatte Gr. 4x1, 4x Bohrung 58mm, Schwarz	1	★WH15930700Z	374 500 453

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr



WH15931000Z

Abdeckplatte Gr. 2x2

- 152 x 152 mm

Abdeckplatte Gr. 2x2, 4x Bohrung 58mm, Weiss	1	★WH15931000Z	374 500 503
Abdeckplatte Gr. 2x2, 4x Bohrung 58mm, Schwarz	1	★WH15931005Z	374 500 553



WH15940100Z

Abdeckplatte Gr. 3x2 / 2x3

- 212 x 152 mm / 152 x 212 mm

Abdeckplatte Gr. 3x2, 6x Bohrung 58mm, Weiss	1	★WH15940100Z	374 500 603
Abdeckplatte Gr. 3x2, 6x Bohrung 58mm, Schwarz	1	★WH15940105Z	374 500 653



WH15940300Z

Abdeckplatte Gr. 4x2 / 2x4

- 272 x 152 mm / 152 x 272 mm

Abdeckplatte Gr. 4x2, 8x Bohrung 58mm, Weiss	1	★WH15940300Z	374 500 803
Abdeckplatte Gr. 4x2, 8x Bohrung 58mm, Schwarz	1	★WH15940305Z	374 500 853



WH15940500Z

Abdeckplatte Gr. 3x3

- 212 x 212 mm

Abdeckplatte Gr. 3x3, 9x Bohrung 58mm, Weiss	1	★WH15940500Z	374 500 903
Abdeckplatte Gr. 3x3, 9x Bohrung 58mm, Schwarz	1	★WH15940500Z	374 500 953

WH15923500Q

Bezeichnung	Höhe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
AP-Gehäuse mit Montagerahmen				
- Höhe 53 mm = Nutzhöhe 43 mm - Höhe 63 mm = Nutzhöhe 53 mm				
Gr. I, ø 58 mm, Weiss	53 mm	1	★WH15923500Q	282 030 003
Gr. I, ø 58 mm, Schwarz	53 mm	1	★WH15923505Q	282 030 053
Gr. I, ø 58 mm, Orange	53 mm	1	★WH15923506Q	282 030 063
Gr. I, ø 58 mm, Weiss	63 mm	1	★WH15924000Q	282 040 003
Gr. I, ø 58 mm, Schwarz	63 mm	1	★WH15924005Q	282 040 053
Gr. I, ø 58 mm, Orange	63 mm	1	★WH15924006Q	282 040 063

WH15931400Q

AP-Gehäuse mit Montagerahmen				
- Höhe 53 mm = Nutzhöhe 43 mm				
Gr. 2x1, ø 2 x 58 mm, Weiss		1	★WH15931400Q	282 050 003
Gr. 2x1, ø 2 x 58 mm, Schwarz		1	★WH15931405Q	282 050 053


WH15910100C


WH15910200C


WH15910700C

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
UP, 2-Punkt-Befestigung			
senkrecht 2x1, 152x92 mm, Weiss	1	★WH15910100C	383 200 103
senkrecht 2x1, 152x92 mm, Schwarz	1	★WH15910105C	383 200 153
UP, 2-Punkt-Befestigung			
senkrecht 3x1, 212x92 mm, Weiss	1	★WH15910300C	383 200 303
senkrecht 3x1, 212x92 mm, Schwarz	1	★WH15910305C	383 200 353
UP, 2-Punkt-Befestigung			
senkrecht 4x1, 272x92 mm, Weiss	1	★WH15910300C	383 200 503
senkrecht 4x1, 272x92 mm, Schwarz	1	★WH15910305C	383 200 553
UP, 2-Punkt-Befestigung			
senkrecht 3x2, 212x152 mm, Weiss	1	★WH15910800C	383 200 803
senkrecht 3x2, 212x152 mm, Schwarz	1	★WH15910805C	383 200 853
UP, 2-Punkt-Befestigung			
senkrecht 4x2, 272x152 mm, Weiss	1	★WH15911000C	383 201 003
senkrecht 4x2, 272x152 mm, Schwarz	1	★WH15911005C	383 201 053
UP, 2-Punkt-Befestigung			
waagrecht 1x2, 92x152 mm, Weiss	1	★WH15910200C	383 200 203
waagrecht 1x2, 92x152 mm, Schwarz	1	★WH15910205C	383 200 253
UP, 2-Punkt-Befestigung			
waagrecht 1x3, 92x212 mm, Weiss	1	★WH15910400C	383 200 403
waagrecht 1x3, 92x212 mm, Schwarz	1	★WH15910405C	383 200 453
UP, 2-Punkt-Befestigung			
waagrecht 1x4, 92x272 mm, Weiss	1	★WH15910600C	383 200 603
waagrecht 1x4, 92x272 mm, Schwarz	1	★WH15910605C	383 200 653
UP, 2-Punkt-Befestigung			
waagrecht 2x3, 152x212 mm, Weiss	1	★WH15910900C	383 200 903
waagrecht 2x3, 152x212 mm, Schwarz	1	★WH15910905C	383 200 953
UP, 2-Punkt-Befestigung			
waagrecht 2x4, 152x272 mm, Weiss	1	★WH15911100C	383 201 103
waagrecht 2x4, 152x272 mm, Schwarz	1	★WH15911105C	383 201 153
UP, 2-Punkt-Befestigung			
quadratisch 2x2, 152x152 mm, Weiss	1	★WH15910700C	383 200 703
quadratisch 2x2, 152x152 mm, Schwarz	1	★WH15910705C	383 200 753
UP, 2-Punkt-Befestigung			
quadratisch 3x3, 212x212 mm, Weiss	1	★WH15911200C	383 201 203
quadratisch 3x3, 212x212 mm, Schwarz	1	★WH15911205C	383 201 253

Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr

WH15910100Q

AP, 2-Punkt Befestigung

senkrecht 2x1, 140x80 mm, H=53 mm, Weiss	1	★WH15910100Q	383 202 003
senkrecht 2x1, 140x80 mm, H=53 mm, Schwarz	1	★WH15910105Q	383 202 053

WH15910200Q

AP, 2-Punkt Befestigung

waagerecht 2x1, 140x80 mm, H=53 mm, Weiss	1	★WH15910200Q	383 202 103
waagerecht 2x1, 140x80 mm, H=53 mm, Schwarz	1	★WH15910205Q	383 202 153

Achsdistanz 60 mm, bestehend aus Abdeckplatte, Befestigungsplatte und Montagepreis.
Die Fertigapparate für Kombinationen (Bauart A) werden separat in der Reihenfolge von links nach rechts und von oben nach unten aufgeführt.

1x1

1x2



1x3

1x4

2x1



2x2



2x3



2x4

3x1

3x2



3x3

4x1

4x2

origin

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect
für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm²

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Bezeichnung 10 A 250 V~ Einbautiefe 35 mm	Farbe	**Aufputz** Gehäuse 60 x60 x 47 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** Gehäuse 60 x70 x 47 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** Gehäuse 75 x75 x 47 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Einfachsteckdose **Typ 13** Aufputz 60x60 mm	□	**WH12580300P**	603 010 503				
	■	**WH12580305P**	603 010 553				
		WH12580306P	603 030 563				
Zweifachsteckdosen **Typ 13** Aufputz 60x70 mm	□			**WH12620300P**	603 030 503		
	■			**WH12620305P**	603 030 553		
				WH12620306P	603 030 563		
Zweifachsteckdosen **Typ 13** 1x getrennt Aufputz 60x70 mm	□			**WH12620700P**	603 031 503		
	■			**WH12620705P**	603 031 553		
Dreifachsteckdosen **Typ 13** Aufputz 75x75 mm	□					**WH12640300P**	603 313 603
	■					**WH12620305P**	603 313 653
						WH12620306P	603 313 663
Dreifachsteckdosen **Typ 13** 1x getrennt Aufputz 75x75 mm	□					**WH12640700P**	603 323 603
	■					**WH12640705P**	603 323 653

origin

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder Schraubklemmen
für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm²

Schutzart:
IP20

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Orange RAL 2004: 06
Farben ähnlich RAL-Tönen.

für Sondernetze; nur Typ 13
parallel, ohne Kinderschutz

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Bezeichnung 10 A 250 V~ ohne Kinderschutz		Farbe	**Aufputz** Gehäuse 60 x 60 x 47 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** Gehäuse 60 x 70 x 47 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** Gehäuse 75 x 75 x 47 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Einfachsteckdose Typ 23 Einbautiefe 36 mm ø 43 mm mit Steckklemmen			**WH12585300P**	603 610 503				
			WH12585305P	603 610 553				
			WH12585306P	603 610 563				
Einfachsteckdose Typ 23 mit Statusanzeige Einbautiefe 36 mm ø 43 mm, mit LED-Leuchtpatrone grün WH39968012Z mit Steckklemmen								
Zweifachsteckdose 2x Typ 23 Einbautiefe 36 mm ø 58 mm mit Steckklemmen					**WH12625300P**	603 423 103		
					WH12625305P	603 423 153		
					WH12625306P	603 423 163		
Zweifachsteckdose Typ 23 mit Statusanzeige Einbautiefe 36 mm ø 43 mm, mit LED-Leuchtpatrone grün WH39968012Z mit Steckklemmen								
Zweifachsteckdose Typ 23 1x getrennt Einbautiefe 36mm 58mm, mit Steckklemmen					**WH12625700P**	603 425 103		
					WH12625705P	603 425 153		
Dreifachsteckdose Typ 23 Einbautiefe 36 mm ø 43 mm, mit Steckklemmen							**WH12645300P**	603 323 103
							WH12645305P	603 323 153
							WH12645306P	603 323 163
Dreifachsteckdose Typ 23 mit Statusanzeige Einbautiefe 36 mm ø 43 mm, mit LED-Leuchtpatrone grün WH39968012Z mit Steckklemmen								
Dreifachsteckdose Typ 23 1x getrennt Einbautiefe 36mm 58mm, mit Steckklemmen							**WH12645700P**	603 325 103
							WH12645705P	603 325 153
Einfachsteckdose 1x Typ 23 Einbautiefe 37 mm ø 43 mm mit Schraubklemmen								

origin

▶ Seite 600

WH11110100G

Baukasten, Ersatzteil, Frontset

- Druckschalter/-taster, unbeleuchtet
- komplett 86 x 86 mm

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Frontset Schalter/Taster, Weiss	1	**WH11110100G**	377 742 003
Frontset Schalter/Taster, Schwarz	1	**WH11110105G**	377 742 953

WH11100100G

Baukasten, Ersatzteil, Frontset

- Doppel-Druckschalter/-taster, unbeleuchtet
- komplett 86 x 86 mm

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Frontset Doppeldruckschalter/-taster, Weiss	1	**WH11100100G**	377 744 003
Frontset Doppeldruckschalter/-taster, Schwarz	1	**WH11100105G**	377 744 953

origin

▶ Seite 600

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr

WH11110200G

Baukasten, Ersatzteil, Frontset

- Druckschalter/-taster, beleuchtet
- komplett 86 x 86 mm

Frontset Druckschalter/-taster beleuchtet, Weiss	1	**WH11110200G**	377 743 003
Frontset Druckschalter/-taster beleuchtet, Schwarz	1	**WH11110205G**	377 743 053

WH11100200G

Baukasten, Ersatzteil, Frontset

- Doppel-Druckschalter/-taster, 2x beleuchtet
- komplett 86 x 86 mm

Frontset Doppeldruckschalter/-taster 2x beleuchtet, Weiss	1	**WH11100200G**	377 745 003
Frontset Doppeldruckschalter/-taster 2x beleuchtet, Schwarz	1	**WH11100205G**	377 745 053

WH11100300G

Baukasten, Ersatzteil, Frontset

- Druckschalter/-taster, 1x beleuchtet
- komplett 86 x 86 mm

Frontset Doppeldruckschalter/-taster 1x beleuchtet, Weiss	1	**WH11100300G**	377 746 003
Frontset Doppeldruckschalter/-taster 1x beleuchtet, Schwarz	1	**WH11100305G**	377 746 053

origin

▶ Seite 600

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WH11580300G	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset			
	Frontset T13, Weiss	1	**WH11580300G**	377 296 203
	Frontset T13, Schwarz	1	**WH11580305G**	377 296 253
	Frontset T13, Orange	1	**WH11580306G**	377 296 263
	Frontset T13 mit Kinderschutz, Weiss	1	**WH11580100G**	377 296 003
	Frontset T13 mit Kinderschutz, Schwarz	1	**WH11580105G**	377 296 053
	Frontset T13 mit Kinderschutz, Orange	1	**WH11580106G**	beantragt
WH11622300G	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset			
	Frontset 2x T13, Weiss	1	**WH11622300G**	377 696 203
	Frontset 2x T13, Schwarz	1	**WH11622305G**	377 696 253
	Frontset 2x T13, Orange	1	**WH11622306G**	377 696 263
	Frontset 2x T13 getrennt, Weiss	1	**WH11622700G**	377 697 203
	Frontset 2x T13 getrennt, Schwarz	1	**WH11622705G**	377 697 253
	Frontset 2x T13 mit Kinderschutz, Weiss	1	**WH11622100G**	377 696 003
	Frontset 2x T13 mit Kinderschutz, Schwarz	1	**WH11622105G**	377 696 053
	Frontset 2x T13 getrennt mit Kinderschutz, Weiss	1	**WH11622500G**	377 697 003
	Frontset 2x T13 getrennt mit Kinderschutz, Schwarz	1	**WH11622505G**	377 697 053
WH11642300G	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset			
	Frontset 3x T13, Weiss	1	**WH11642300G**	377 698 203
	Frontset 3x T13, Schwarz	1	**WH11642305G**	377 698 253
	Frontset 3x T13, Orange	1	**WH11642306G**	377 698 263
	Frontset 3x T13 1x getrennt, Weiss	1	**WH11642700G**	377 699 203
	Frontset 3x T13 1x getrennt, Schwarz	1	**WH11642705G**	377 699 253
	Frontset 3x T13 mit Kinderschutz, Weiss	1	**WH11642100G**	377 698 003
	Frontset 3x T13 mit Kinderschutz, Schwarz	1	**WH11642105G**	377 698 053
	Frontset 3x T13 1x getrennt mit Kinderschutz, Weiss	1	**WH11642500G**	377 699 003
	Frontset 3x T13 1x getrennt mit Kinderschutz, Schwarz	1	**WH11642505G**	377 699 053
WH11583300G	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset			
	Frontset 1x T13 für Statusanzeige, weiss	1	**WH11583300G**	377 296 303
	Frontset 1x T13 für Statusanzeige, schwarz	1	**WH11583305G**	377 296 353
WH11623300G	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset			
	Frontset 2x T13 für Statusanzeige, weiss	1	**WH11623300G**	377 696 303
	Frontset 2x T13 für Statusanzeige, schwarz	1	**WH11623305G**	377 696 353
WH11643300G	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset			
	Frontset 3x T13 für Statusanzeige, weiss	1	**WH11643300G**	377 698 303
	Frontset 3x T13 für Statusanzeige, schwarz	1	**WH11643305G**	377 698 353

origin

▶ Seite 600

WH11620300G

Baukasten, Ersatzteil, Frontset

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Front 2x T13, Weiss	1	**WH11620300G**	374 053 003
Front 2x T13, Schwarz	1	**WH11620305G**	374 053 053
Front 2x T13 1x getrennt, Weiss	1	**WH11620700G**	374 053 403
Front 2x T13 1x getrennt, Schwarz	1	**WH11620705G**	374 053 453
Front 2x T13 mit Kinderschutz, Weiss	1	**WH11620100G**	374 153 003
Front 2x T13 mit Kinderschutz, Schwarz	1	**WH11620105G**	374 153 053

WH11640300G

Baukasten, Ersatzteil, Frontset

Front 3x T13, Weiss	1	**WH11640300G**	374 089 203
Front 3x T13, Schwarz	1	**WH11640305G**	374 089 253
Front 3x T13 1x getrennt, Weiss	1	**WH11640700G**	377 089 403
Front 3x T13 1x getrennt, Schwarz	1	**WH11640705G**	377 089 453
Front 3x T13 mit Kinderschutz, Weiss	1	**WH11640100G**	374 189 203
Front 3x T13 mit Kinderschutz, Schwarz	1	**WH11640105G**	374 189 253
Front 3x T13 1x getrennt mit Kinderschutz, Weiss	1	**WH11640500G**	374 189 403
Front 3x T13 1x getrennt mit Kinderschutz, Schwarz	1	**WH11640505G**	374 189 453

origin

▶ Seite 600

WH11585300G

Baukasten, Ersatzteil, Frontset

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Frontset T23, weiss	1	**WH11585300G**	377 374 003
Frontset T23, schwarz	1	**WH11585305G**	377 374 053
Frontset T23, orange	1	**WH11585306G**	377 374 063
Frontset T23 für Statusanzeige, weiss	1	**WH11588300G**	377 374 303
Frontset T23, für Statusanzeige, schwarz	1	**WH11588305G**	377 374 353

WH11625300G

Baukasten, Ersatzteil, Frontset

- mit Steckklemmen

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Frontset 2x T23, weiss	1	**WH11625300G**	377 474 003
Frontset 2x T23, schwarz	1	**WH11625305G**	377 474 053
Frontset 2x T23, orange	1	**WH11625306G**	377 474 063
Frontset 2x T23 für Statusanzeige, weiss	1	**WH11628300G**	377 475 303
Frontset 2x T23, für Statusanzeige, schwarz	1	**WH11628305G**	377 475 353
Frontset 2x T23 getrennt, weiss	1	**WH11625700G**	377 476 303
Frontset 2x T23 getrennt, schwarz	1	**WH11625705G**	377 476 353

WH11645300G

Baukasten, Ersatzteil, Frontset

- mit Steckklemmen

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Frontset 3x T23, weiss	1	**WH11645300G**	377 901 303
Frontset 3x T23, schwarz	1	**WH11645305G**	377 901 353
Frontset 3x T23, orange	1	**WH11645306G**	377 901 363
Frontset 3x T23 für Statusanzeige, weiss	1	**WH11648300G**	377 905 303
Frontset 3x T23, für Statusanzeige, schwarz	1	**WH11648305G**	377 905 353
Frontset 3x T23 1x getrennt, weiss	1	**WH11645700G**	377 903 303
Frontset 3x T23 1x getrennt, schwarz	1	**WH11645705G**	377 903 353

origin

▶ Seite 600

Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr

WH11593200G

Baukasten, Ersatzteil, Frontset

- für Stecktechnik Quickconnect und Schraubklemmen

Frontset T15, Weiss	1	**WH11593200G**	378 821 103
Frontset T15, Schwarz	1	**WH11593205G**	378 821 153
Frontset T15, Orange	1	**WH11593206G**	378 821 163

WH11585400G

Baukasten, Ersatzteil, Frontset

- mit Schraubklemmen

Frontset T23, Weiss	1	**WH11585400G**	377 375 003
Frontset T23, Schwarz	1	**WH11585405G**	377 375 953
Frontset T23, Orange	1	**WH11585406G**	377 375 963

WH11596200G

Baukasten, Ersatzteil, Frontset

- für Stecktechnik Quickconnect und Schraubklemmen

Frontset T25, Weiss	1	**WH11596200G**	378 823 103
Frontset T25, Schwarz	1	**WH11596205G**	378 823 153
Frontset T25, Orange	1	**WH11596206G**	378 823 163

origin

▶ Seite 600

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WH11851100G	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset			
	Frontset Kombi T13, Weiss	1	**WH11851100G**	377 405 003
	Frontset Kombi T13, Schwarz	1	**WH11851105G**	377 405 053
WH11850100G	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset - mit Kinderschutz			
	Frontset Kombi T13 mit KS, Weiss	1	**WH11850100G**	377 405 003
	Frontset Kombi T13 mit KS, Schwarz	1	**WH11850105G**	377 405 053
WH11841100G	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset			
	Frontset Kombi T13 Doppelknopf, Weiss	1	**WH11841100G**	377 406 103
	Frontset Kombi T13 Doppelknopf, Schwarz	1	**WH11841105G**	377 406 153
WH11840100G	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset - mit Kinderschutz			
	Frontset Kombi T13 Doppelknopf, Weiss	1	**WH11840100G**	377 406 103
	Frontset Kombi T13 Doppelknopf, Schwarz	1	**WH11840105G**	377 406 153

origin

▶ Seite 600

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WH11853100G	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset			
	Frontset Kombi T13, Weiss	1	**WH11853100G**	377 400 003
	Frontset Kombi T13, Schwarz	1	**WH11853105G**	377 400 053
WH11852100G	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset - mit Kinderschutz			
	Frontset Kombi T13, Weiss	1	**WH11852100G**	377 400 103
	Frontset Kombi T13, Schwarz	1	**WH11852105G**	377 400 153
WH11843100G	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset			
	Frontset Kombi T13 Doppelknopf, Weiss	1	**WH11843100G**	377 401 003
	Frontset Kombi T13 Doppelknopf, Schwarz	1	**WH11843105G**	377 401 053
WH11842100G	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset - mit Kinderschutz			
	Frontset Kombi T13 Doppelknopf, Weiss	1	**WH11842100G**	377 401 103
	Frontset Kombi T13 Doppelknopf, Schwarz	1	**WH11842105G**	377 401 153

origin

▶ Seite 600

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WH11851200G	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset			
	Frontset Kombi beleuchtet T13, Weiss	1	**WH11851200G**	377 409 003
	Frontset Kombi beleuchtet T13, Schwarz	1	**WH11851205G**	377 409 053
WH11850200G	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset - mit Kinderschutz			
	Frontset Kombi beleuchtet T13, Weiss	1	**WH11850200G**	377 409 103
	Frontset Kombi beleuchtet T13, Schwarz	1	**WH11850205G**	377 409 153
WH11841200G	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset			
	Frontset Kombi 2x beleuchtet T13, Weiss	1	**WH11841200G**	377 407 003
	Frontset Kombi 2x beleuchtet T13, Schwarz	1	**WH11841205G**	377 407 053
WH11840200G	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset - mit Kinderschutz			
	Frontset Kombi 2x beleuchtet T13, Weiss	1	**WH11840200G**	377 407 103
	Frontset Kombi 2x beleuchtet T13, Schwarz	1	**WH11840205G**	377 407 153

origin

▶ Seite 600

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Frontset			
Frontset Kombi beleuchtet T13, Weiss	1	**WH11853200G**	377 402 003
Frontset Kombi beleuchtet T13, Schwarz	1	**WH11853205G**	377 402 053

WH11853200G

Baukasten, Ersatzteil, Frontset			
- mit Kinderschutz			
Frontset Kombi beleuchtet T13, Weiss	1	**WH11852200G**	377 403 103
Frontset Kombi beleuchtet T13, Schwarz	1	**WH11852205G**	377 403 153

WH11852200G

Baukasten, Ersatzteil, Frontset			
Frontset Kombi 2x beleuchtet T13, Weiss	1	**WH11843200G**	377 402 003
Frontset Kombi 2x beleuchtet T13, Schwarz	1	**WH11843205G**	377 402 053

WH11843200G

Baukasten, Ersatzteil, Frontset			
- mit Kinderschutz			
Frontset Kombi 2x beleuchtet T13, Weiss	1	**WH11842200G**	377 403 103
Frontset Kombi 2x beleuchtet T13, Schwarz	1	**WH11842205G**	377 403 153

WH11842200G

origin

▶ Seite 600

Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr

WH11841300G

Baukasten, Ersatzteil, Frontset

Frontset Kombi Doppelknopf 1x beleuchtet T13, Weiss	1	**WH11841300G**	377 408 003
Frontset Kombi Doppelknopf 1x beleuchtet T13, Schwarz	1	**WH11841305G**	377 408 053

WH11840300G

Baukasten, Ersatzteil, Frontset

- mit Kinderschutz

Frontset Kombi Doppelknopf 1x beleuchtet T13, Weiss	1	**WH11840300G**	377 408 103
Frontset Kombi Doppelknopf 1x beleuchtet T13, Schwarz	1	**WH11840305G**	377 408 153

origin

▶ Seite 600

WH11180100G

Baukasten, Ersatzteil, Frontset

- Drehschalter
- 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~
- mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Frontset Drehschalter S0, Weiss	32 mm	1	**WH11180100G**	377 760 003
Frontset Drehschalter S0, Schwarz	32 mm	1	**WH11180105G**	377 760 053
Frontset Drehschalter S1, Weiss	32 mm	1	**WH11180400G**	377 761 003
Frontset Drehschalter S1, Weiss	32 mm	1	**WH11180400G**	377 761 003
Frontset Drehschalter S2, Weiss	32 mm	1	**WH11180500G**	377 762 003
Frontset Drehschalter S2, Schwarz	32 mm	1	**WH11180505G**	377 762 053
Frontset Drehschalter S2 0-Auto-0-Hand, Weiss	32 mm	1	**WH11181000G**	377 763 103
Frontset Drehschalter S2 0-Auto-0-Hand, Schwarz	32 mm	1	**WH11181005G**	377 763 153
Frontset Drehschalter S2 0-Auto-0-Man, Weiss	32 mm	1	**WH11181100G**	377 763 203
Frontset Drehschalter S2 0-Auto-0-Man, Schwarz	32 mm	1	**WH11181105G**	377 763 253
Frontset Drehschalter S3, Weiss	32 mm	1	**WH11180600G**	377 765 003
Frontset Drehschalter S3, Schwarz	32 mm	1	**WH11180605G**	377 765 053
Frontset Drehschalter S5, Weiss	32 mm	1	**WH11181200G**	beantragt
Frontset Drehschalter S5, Schwarz	32 mm	1	**WH11181205G**	beantragt

Baukasten, Ersatzteil, Frontset

- Schwenktaster
- 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~
- mit Schraubklemmen

Frontset Schwenktaster Schliesser, Weiss	32 mm	1	**WH11180700G**	377 930 003
Frontset Schwenktaster Schliesser, Schwarz	32 mm	1	**WH11180705G**	377 930 053
Frontset Schwenktaster Wechsler, Weiss	32 mm	1	**WH11180900G**	377 931 003
Frontset Schwenktaster Wechsler, Schwarz	32 mm	1	**WH11180905G**	377 931 053

origin

▶ Seite 600

WH11184100G

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Schlüsseldrehschalter/Schlüsselschwenktaster mit Zylinder
- 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~
- mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Frontset Schlüsselschalter S0, Weiss	63 mm	1	**WH11184100G**	377 760 203
Frontset Schlüsselschalter S0, Schwarz	63 mm	1	**WH11184105G**	377 760 253
Frontset Schlüsselschalter S1, Weiss	63 mm	1	**WH11184400G**	377 761 203
Frontset Schlüsselschalter S1, Schwarz	63 mm	1	**WH11184405G**	377 761 253
Frontset Schlüsselschalter S2, Weiss	63 mm	1	**WH11184500G**	377 762 303
Frontset Schlüsselschalter S2, Schwarz	63 mm	1	**WH11184505G**	377 762 353
Frontset Schlüsselschalter S2 0-Auto-0-Hand, Weiss	63 mm	1	**WH11185000G**	377 763 403
Frontset Schlüsselschalter S2 0-Auto-0-Hand, Schwarz	63 mm	1	**WH11185005G**	377 763 453
Frontset Schlüsselschalter S2 0-Auto-0-Man, Weiss	63 mm	1	**WH11185100G**	377 764 503
Frontset Schlüsselschalter S2 0-Auto-0-Man, Schwarz	63 mm	1	**WH11185105G**	377 764 553
Frontset Schlüsselschalter S3, Weiss	63 mm	1	**WH11184600G**	377 765 203
Frontset Schlüsselschalter S3, Schwarz	63 mm	1	**WH11184605G**	377 765 253
Frontset Schlüsselschwenktaster Schliesser, Weiss	63 mm	1	**WH11184700G**	377 930 103
Frontset Schlüsselschwenktaster Schliesser, Schwarz	63 mm	1	**WH11184705G**	377 930 153
Frontset Schlüsselschwenktaster Wechsler, Weiss	63 mm	1	**WH11184900G**	377 931 103
Frontset Schlüsselschwenktaster Wechsler, Schwarz	63 mm	1	**WH11184905G**	377 931 153

origin

▶ Seite 600

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr

WH11191300G

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 10 A 250 V ~
- mit Steckklemmen

Frontset Storenschalter/Taster, Weiss	23 mm	1	**WH11191300G**	378 752 003
Frontset Storenschalter/Taster, Schwarz	23 mm	1	**WH11191305G**	378 752 053

WH11191700G

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 10 A 250 V ~
- mit Steckklemmen

Doppelstorenschalter/Taster, Weiss	27 mm	1	**WH11191700G**	377 011 003
Doppelstorenschalter/Taster, Schwarz	27 mm	1	**WH11191705G**	377 011 053

origin

▶ Seite 600

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
WH11300100G	**Baukasten,** Ersatzteil, Front				
	Frontset Drehlichtregler, Weiss	33 mm	1	**WH11300100G**	377 207 003
	Frontset Drehlichtregler, Schwarz	33 mm	1	**WH11300105G**	377 207 053
WH11420100G	**Baukasten,** Ersatzteil, Front				
	Frontset Drehzahlsteller, Weiss	33 mm	1	**WH11420100G**	377 774 003
	Frontset Drehzahlsteller, Schwarz	33 mm	1	**WH11420105G**	377 774 053
WH39430200Z	**Kompensationsmodul LED:** Kompensationsmodul als paralleler Anschluss zwischen Neutralleiter und gedimmter Phase der Leuchtmittel. Verhindert das Glimmen von HV-LED Lampen im ausgeschalteten Zustand, die an Phasenabschnitt-Dimmern betrieben werden. Verbessert das Dimmverhalten von nicht für HV-LED Lampen optimierten Dimmern				
	Kompensationsmodul LED, 230V		1	**WH39430200Z**	548 990 003

origin

▶ Seite 600

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WH11440400G	**Baukasten,** Ersatzteil, Front - 230 V~ oder 24 V - mit Schraubklemmen				
	Frontset Raumtemperaturregler, Weiss	38 mm	1	**WH11440400G**	378 385 003
	Frontset Raumtemperaturregler, Schwarz	38 mm	1	**WH11440405G**	378 385 053
WH11440500G	**Baukasten,** Ersatzteil, Front - 230 V~ - mit Schraubklemmen				
	Frontset Raumtemperaturregler mit Schalter, Weiss	38 mm	1	**WH11440500G**	378 387 003
	Frontset Raumtemperaturregler mit Schalter, Schwarz	38 mm	1	**WH11440505G**	378 387 053
WH11441200G	**Baukasten,** Ersatzteil, Front - 230V 50Hz - mit Schraubklemmen				
	Frontset Raumtemperaturregler mit Schalter Heizen/Kühlen, Weiss	40 mm	1	**WH11441200G**	377 967 103
	Frontset Raumtemperaturregler mit Schalter Heizen/Kühlen, Schwarz	40 mm	1	**WH11441205G**	377 967 153
WH11440600G	**Baukasten,** Ersatzteil, Front - 230 V~ - mit Schraubklemmen				
	Frontset RT für Fussbodenheizung, Weiss	40 mm	1	**WH11440600G**	378 389 003
	Frontset RT für Fussbodenheizung, Schwarz	40 mm	1	**WH11440605G**	378 389 053

origin

▶ Seite 600

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front - 250 V~ - mit Schraubklemmen				
Frontset Bewegungsmelder, Weiss	34 mm	1	**WH11250800G**	378 022 003
Frontset Bewegungsmelder, Schwarz	34 mm	1	**WH11250805G**	378 022 053

WH11250800G

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front - Blindabdeckungen				
Frontset Blindabdeckung mit 58 mm, Weiss	34 mm	1	**WH11920400G**	377 442 003
Frontset Blindabdeckung mit 58 mm, Schwarz	34 mm	1	**WH11920405G**	377 442 053

WH11920400G

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front - Türgong				
Frontset Türgong, weiss	28 mm	1	**WH41830100G**	378 106 203
Frontset Türgong, schwarz	28 mm	1	**WH41830105G**	378 106 253

WH41830100G

origin

▶ Seite 600

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front			
Front USB Ladesteckdose, weiss	1	**WH41820100G**	378 157 003
Front USB Ladesteckdose, schwarz	1	**WH41820105G**	378 157 053

WH41820100G

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front			
Front USB doppel Ladesteckdose, weiss	1	**WH41820200G**	377 013 203
Front USB doppel Ladesteckdose, schwarz	1	**WH41820205G**	377 013 253

WH41820200G

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front			
Front USB Ladesteckdose mit Typ 13, weiss	1	**WH41820300G**	377 013 003
Front USB Ladesteckdose mit Typ 13, schwarz	1	**WH41820305G**	377 013 053

WH41820300G

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front			
Front USB Ladesteckdose mit Typ 23, weiss	1	**WH41820400G**	377 013 103
Front USB Ladesteckdose mit Typ 23, schwarz	1	**WH41820405G**	377 013 153

WH41820400G

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front			
Front USB Ladesteckdose Typ C 65 W PD, weiss	1	**WH41821500G**	378 053 203
Front USB Ladesteckdose Typ C 65 W PD, schwarz	1	**WH41821505G**	378 053 253

WH41821500G

origin

▶ Seite 600

WH41400400G

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front				
- mit Schraubklemmen				
Frontset T+T/RJ45, Weiss	20 mm	1	**WH41400400G**	378 227 003
Frontset T+T/RJ45, Schwarz	20 mm	1	**WH41400405G**	378 227 053

origin

▶ Seite 600

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WH41540100G	**Baukasten,** Ersatzteil, Front - Front für Bohrung Durchmesser 58mm				
	Frontset TV-/Radio, Weiss	32 mm	1	**WH41540100G**	377 391 003
	Frontset TV-/Radio, Schwarz	32 mm	1	**WH41540105G**	377 391 053
WH41545600G	**Baukasten,** Ersatzteil, Front - Front für Bohrung Durchmesser 58mm				
	Frontset TV-/Radio-SAT, Weiss	32 mm	1	**WH41545600G**	beantragt
	Frontset TV-/Radio-SAT, Schwarz	32 mm	1	**WH41545605G**	beantragt
WH765302Z	**Abschlusswiderstand 75 Ω**				
	Abschlusswiderstand 75 Ω		1	**WH765302Z**	965 369 098

origin

▶ Seite 600

WH41540700G

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front				
- TV-/Radio-Datendosen, 2x IEC / 1x MiniDat				
Front, Weiss	32 mm	1	**WH41540700G**	377 690 003
Front, Schwarz	32 mm	1	**WH41540705G**	377 690 053

origin

▶ Seite 600

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WH41546300G	**Baukasten,** Ersatzteil, Front - Multimediadosen HMS Breitband TV-/Radio, 2x IEC und für 1x/2x RJ45 HMS-Einsätze				
	Frontset HMS TV-/Radio, Weiss	32 mm	1	**WH41546300G**	377 965 003
	Frontset HMS TV-/Radio, Schwarz	32 mm	1	**WH41546305G**	377 965 053
WH41546900G	**Baukasten,** Ersatzteil, Front - Multimediadosen HMS TV-/Radio-Satellitendose, 2x IEC / 1x F und für 1x/2x RJ45 HMS-Einsätze				
	Frontset HMS TV-/Radio/SAT, Weiss	32 mm	1	**WH41546900G**	377 965 203
	Frontset HMS TV-/Radio/SAT, Schwarz	32 mm	1	**WH41546905G**	378 092 993

origin

▶ Seite 600

WH41547600G

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Multimediadosen HMS TV-/Radio-Datendose,
  2x IEC/1x MiniDat und für 1x/2x RJ45 HMS-Einsätze

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Frontset HMS TV-/Radio-Datendose, Weiss	32 mm	1	**WH41547600G**	377 965 403
Frontset HMS TV-/Radio-Datendose, Schwarz	32 mm	1	**WH41547605G**	377 965 453

origin

▶ Seite 600

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr

WH41300400G

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Montageset für HMS-Einsätze max. 2x RJ45

Frontset HMS 2xRJ45, Weiss	32 mm	1	**WH41300400G**	377 966 203
Frontset HMS 2xRJ45, Schwarz	32 mm	1	**WH41300405G**	377 966 253

WH41300300G

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Montageset für HMS-Einsätze max. 4x RJ45

Frontset HMS 4xRJ45, Weiss	32 mm	1	**WH41300300G**	377 966 003
Frontset HMS 4xRJ45, Schwarz	32 mm	1	**WH41300305G**	377 966 053

origin

▶ Seite 600

WH41410100G

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front				
- media Steckdosen Frontset				
Frontset für 2x Keystone-Module, Weiss	32 mm	1	**WH41410100G**	378 012 003
Frontset für 2x Keystone-Module, Schwarz	32 mm	1	**WH41410105G**	378 012 053

origin

WH11920100Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Abdeckplatte Gr. 1x1			
- 86 x 86 mm			
Abdeckplatte Gr. 1x1, 1x ø43, Weiss	1	**WH11920100Z**	374 163 003
Abdeckplatte Gr. 1x1, 1x ø43, Schwarz	1	**WH11920105Z**	374 163 053
Abdeckplatte Gr. 1x1, 1x ø45, Weiss	1	**WH11920900Z**	374 164 003
Abdeckplatte Gr. 1x1, 1x ø45, Schwarz	1	**WH11920905Z**	374 164 053
Abdeckplatte Gr. 1x1, 1x ø58, Weiss	1	**WH11920200Z**	374 162 003
Abdeckplatte Gr. 1x1, 1x ø58, Schwarz	1	**WH11920205Z**	374 162 053

WH11930100Z

Abdeckplatte Gr. 2x1			
- 86 x 146 mm			
Abdeckplatte Gr. 2x1, 2x ø43, Weiss	1	**WH11930100Z**	374 223 003
Abdeckplatte Gr. 2x1, 2x ø43, Schwarz	1	**WH11930105Z**	374 223 053
Abdeckplatte Gr. 2x1, 2x ø58, Weiss	1	**WH11930300Z**	374 225 003
Abdeckplatte Gr. 2x1, 2x ø58, Schwarz	1	**WH11930305Z**	374 225 053
Abdeckplatte Gr. 2x1, 1x ø43+1x ø58, Weiss	1	**WH11930200Z**	374 228 003
Abdeckplatte Gr. 2x1, 1x ø43+1x ø58, Schwarz	1	**WH11930205Z**	374 228 053
Abdeckplatte Gr. 2x1, 1x ø43+1x Blind, Weiss	1	**WH11932200Z**	374 221 003
Abdeckplatte Gr. 2x1, 1x ø43+1x Blind, Schwarz	1	**WH11932205Z**	374 221 053
Abdeckplatte Gr. 2x1, 1x ø58+1x Blind, Weiss	1	**WH11932600Z**	374 243 009

WH11930400Z

Abdeckplatte Gr. 3x1			
- 86 x 206 mm			
Abdeckplatte Gr. 3x1, 3x ø43, Weiss	1	**WH11930400Z**	374 301 003
Abdeckplatte Gr. 3x1, 3x ø43, Schwarz	1	**WH11930405Z**	374 301 003
Abdeckplatte Gr. 3x1, 3x ø58, Weiss	1	**WH11930600Z**	374 329 303
Abdeckplatte Gr. 3x1, 3x ø58, Schwarz	1	**WH11930605Z**	374 329 353
Abdeckplatte Gr. 3x1, 2x ø43+1x ø58, Weiss	1	**WH11930500Z**	374 307 003
Abdeckplatte Gr. 3x1, 2x ø43+1x ø58, Schwarz	1	**WH11930505Z**	374 307 053
Abdeckplatte Gr. 3x1, 1x ø58+1x ø43+1x ø58, Weiss	1	**WH11931300Z**	374 329 203
Abdeckplatte Gr. 3x1, 1x ø58+1x ø43+1x ø58, Schwarz	1	**WH11931305Z**	374 329 253
Abdeckplatte Gr. 3x1, 1x ø43+2x ø58, Weiss	1	**WH11936700Z**	374 329 703
Abdeckplatte Gr. 3x1, 1x ø43+2x ø58, Schwarz	1	**WH11936705Z**	374 329 753
Abdeckplatte Gr. 3x1, 1x ø43+1x ø58+1x ø43, Weiss	1	**WH11933600Z**	374 329 503
Abdeckplatte Gr. 3x1, 1x ø43+1x ø58+1x ø43, Schwarz	1	**WH11933605Z**	374 329 553

WH11930700Z

Abdeckplatte Gr. 4x1			
- 86 x 266 mm			
Abdeckplatte Gr. 4x1, 4x ø43, Weiss	1	**WH11930700Z**	374 331 003
Abdeckplatte Gr. 4x1, 4x ø43, Schwarz	1	**WH11930705Z**	374 331 053
Abdeckplatte Gr. 4x1, 3x ø43+1x ø58, Weiss	1	**WH11930800Z**	374 332 003
Abdeckplatte Gr. 4x1, 3x ø43+1x ø58, Schwarz	1	**WH11930805Z**	374 332 053

origin


WH11931000Z


WH11940100Z


WH11940300Z


WH11940500Z

Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Abdeckplatte Gr. 2x2			
- 146 x 146 mm			
Abdeckplatte Gr. 2x2, 4x ø43, Weiss	1	**WH11931000Z**	374 601 003
Abdeckplatte Gr. 2x2, 4x ø43, Schwarz	1	**WH11931005Z**	374 601 053
Abdeckplatte Gr. 2x2, 3x ø43+1x ø58, Weiss	1	**WH11930900Z**	374 603 003
Abdeckplatte Gr. 2x2, 3x ø43+1x ø58, Schwarz	1	**WH11930905Z**	374 603 053
Abdeckplatte Gr. 2x2, 2x ø43+2x ø58, Weiss	1	**WH11936800Z**	374 601 103
Abdeckplatte Gr. 2x2, 2x ø43+2x ø58, Schwarz	1	**WH11936805Z**	374 601 153
Abdeckplatte Gr. 3x2			
- 146 x 206 mm			
Abdeckplatte Gr. 3x2, 6x ø43, Weiss	1	**WH11940100Z**	374 621 003
Abdeckplatte Gr. 3x2, 6x ø43, Schwarz	1	**WH11940105Z**	374 621 053
Abdeckplatte Gr. 3x2, 5x ø43+1x ø58, Weiss	1	**WH11931800Z**	374 621 203
Abdeckplatte Gr. 3x2, 5x ø43+1x ø58, Schwarz	1	**WH11931805Z**	374 621 253
Abdeckplatte Gr. 3x2, 4x ø43+2x ø58, Weiss	1	**WH11931900Z**	374 621 103
Abdeckplatte Gr. 3x2, 4x ø43+2x ø58, Schwarz	1	**WH11931905Z**	374 621 153
Abdeckplatte Gr. 4x2			
- 146 x 266 mm			
Abdeckplatte Gr. 4x2, 8x ø43, Weiss	1	**WH11940300Z**	374 641 003
Abdeckplatte Gr. 4x2, 8x ø43, Schwarz	1	**WH11940305Z**	374 641 053
Abdeckplatte Gr. 3x3			
- 1206 x 206 mm			
Abdeckplatte Gr. 3x3, 9x ø43, Weiss	1	**WH11940500Z**	374 661 003
Abdeckplatte Gr. 3x3, 9x ø43, Schwarz	1	**WH11940505Z**	374 661 053

origin

WH11922000Z

WH11935100Z

WH11935400Z


WH11936400Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Abdeckplatte Gr. 1x1			
- 86 x 86 mm			
Abdeckplatte Gr. 1x1, Auschnitt, Weiss	1	**WH11922000Z**	374 100 003
Abdeckplatte Gr. 1x1, Auschnitt, Schwarz	1	**WH11922005Z**	374 100 053
Abdeckplatte Gr. 2x1			
- 86 x 146 mm			
Abdeckplatte Gr. 2x1, 2x Ausschnitte, Weiss	1	**WH11935100Z**	374 201 003
Abdeckplatte Gr. 2x1, 2x Ausschnitte, Schwarz	1	**WH11935105Z**	374 201 053
Abdeckplatte Gr. 2x1, 1x Ausschnitt + ø43, Weiss	1	**WH11935200Z**	374 202 003
Abdeckplatte Gr. 2x1, 1x Ausschnitt + ø43, Schwarz	1	**WH11935205Z**	374 202 053
Abdeckplatte Gr. 2x1, 1x Ausschnitt + ø58, Weiss	1	**WH11935300Z**	374 203 003
Abdeckplatte Gr. 2x1, 1x Ausschnitt + ø58, Schwarz	1	**WH11935305Z**	374 203 053
Abdeckplatte Gr. 3x1			
- 86 x 206 mm			
Abdeckplatte Gr. 3x1, 2x Ausschnitte + ø43, Weiss	1	**WH11935400Z**	374 304 003
Abdeckplatte Gr. 3x1, 2x Ausschnitte + ø43, Schwarz	1	**WH11935405Z**	374 304 053
Abdeckplatte Gr. 3x1, 2x Ausschnitte + ø58, Weiss	1	**WH11935500Z**	374 305 003
Abdeckplatte Gr. 3x1, 2x Ausschnitte + ø58, Schwarz	1	**WH11935505Z**	374 305 053
Abdeckplatte Gr. 3x1, 1x Ausschnitt + 2x ø43, Weiss	1	**WH11935800Z**	374 350 003
Abdeckplatte Gr. 3x1, 1x Ausschnitt + 2x ø43, Schwarz	1	**WH11935805Z**	374 350 053
Abdeckplatte Gr. 3x1, 1x Ausschnitt + ø43 + ø58, Weiss	1	**WH11935900Z**	374 350 103
Abdeckplatte Gr. 3x1, 1x Ausschnitt + ø43 + ø58, Schwarz	1	**WH11935905Z**	374 350 153
Abdeckplatte Gr. 4x1			
86 x 266 mm			
Abdeckplatte Gr. 4x1, 2x Ausschnitte + 2x ø43, Weiss	1	**WH11936400Z**	374 351 103
Abdeckplatte Gr. 4x1, 2x Ausschnitte + 2x ø43, Schwarz	1	**WH11936405Z**	374 351 153
Abdeckplatte Gr. 4x1, 1x Ausschnitt + 3x ø43, Weiss	1	**WH11936300Z**	374 351 003
Abdeckplatte Gr. 4x1, 1x Ausschnitt + 3x ø43, Schwarz	1	**WH11936305Z**	374 351 053

origin


WH11935600Z

Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Abdeckplatte Gr. 2x2			
- 146 x 146 mm			
Abdeckplatte Gr. 2x2, 3x Ausschnitte + ø43, Weiss	1	**WH11935600Z**	374 606 003
Abdeckplatte Gr. 2x2, 3x Ausschnitte + ø43, Schwarz	1	**WH11935605Z**	374 606 053
Abdeckplatte Gr. 2x2, 3x Ausschnitte + ø58, Weiss	1	**WH11935700Z**	374 607 003
Abdeckplatte Gr. 2x2, 3x Ausschnitte + ø58, Schwarz	1	**WH11935705Z**	374 607 053
Abdeckplatte Gr. 2x2, 2x Ausschnitte + 2x ø43, Weiss	1	**WH11936100Z**	374 650 103
Abdeckplatte Gr. 2x2, 2x Ausschnitte + 2x ø43, Schwarz	1	**WH11936105Z**	374 650 153
Abdeckplatte Gr. 2x2, 1x Ausschnitt + 3x ø43, Weiss	1	**WH11936000Z**	374 650 003
Abdeckplatte Gr. 2x2, 1x Ausschnitt + 3x ø43, Schwarz	1	**WH11936005Z**	374 650 053
Abdeckplatte Gr. 2x2, 1x Ausschnitt + ø58 + 2x ø43, Weiss	1	**WH11936200Z**	374 650 203
Abdeckplatte Gr. 2x2, 1x Ausschnitt + ø58 + 2x ø43, Schwarz	1	**WH11936205Z**	374 650 253


WH11941300Z

Abdeckplatte Gr. 3x2			
- 146 x 206 mm			
Abdeckplatte Gr. 3x2, 2x Ausschnitte + 4x ø43, Weiss	1	**WH11941300Z**	374 651 103
Abdeckplatte Gr. 3x2, 2x Ausschnitte + 4x ø43, Schwarz	1	**WH11941305Z**	374 651 153
Abdeckplatte Gr. 3x2, 1x Ausschnitte + 5x ø43, Weiss	1	**WH11941200Z**	374 651 003
Abdeckplatte Gr. 3x2, 1x Ausschnitte + 5x ø43, Schwarz	1	**WH11941205Z**	374 651 053


WH11941700Z

Abdeckplatte Gr. 4x2			
- 146 x 266 mm			
Abdeckplatte Gr. 4x2, 2x Ausschnitte + 6x ø43, Weiss	1	**WH11941700Z**	374 653 103
Abdeckplatte Gr. 4x2, 2x Ausschnitte + 6x ø43, Schwarz	1	**WH11941705Z**	374 653 153
Abdeckplatte Gr. 4x2, 1x Ausschnitte + 7x ø43, Weiss	1	**WH11941600Z**	374 653 003
Abdeckplatte Gr. 4x2, 1x Ausschnitte + 7x ø43, Schwarz	1	**WH11941605Z**	374 653 053


WH11941400Z

Abdeckplatte Gr. 3x3			
- 1206 x 206 mm			
Abdeckplatte Gr. 3x3, 1x Ausschnitte + 8x ø43, weiss	1	**WH11941400Z**	374 652 003
Abdeckplatte Gr. 3x3, 1x Ausschnitte + 8x ø43, Schwarz	1	**WH11941405Z**	374 652 053
Abdeckplatte Gr. 3x3, 1x Ausschnitte + ø43, + Ausschnitt + 6xø43 weiss	1	**WH11941500Z**	374 652 103
Abdeckplatte Gr. 3x3, 1x Ausschnitte + ø43, + Ausschnitt + 6xø43 Schwarz	1	**WH11941505Z**	374 652 153

origin

WH11561100Z

WH11561300Z

WH11561800Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Abdeckplatte Gr. 1			
- 86 x 86 mm			
Abdeckplatte Gr.1, für Sonnerietaster, Weiss	1	**WH11561100Z**	374 185 003
Abdeckplatte Gr.1, für Sonnerietaster, Schwarz	1	**WH11561105Z**	374 185 053
Abdeckplatte Gr. 2x1			
- 146x86mm			
Abdeckplatte Gr.2x1, Bohrung 43 mm + für Sonnerietaster, Weiss	1	**WH11561300Z**	374 185 003
Abdeckplatte Gr.2x1, Bohrung 43 mm + für Sonnerietaster, Schwarz	1	**WH11561305Z**	374 185 053
Abdeckplatte Gr.2x1, Bohrung 58 mm + für Sonnerietaster, Weiss	1	**WH11561400Z**	374 267 003
Abdeckplatte Gr.2x1, Bohrung 58 mm + für Sonnerietaster, Schwarz	1	**WH11561405Z**	374 267 053
Abdeckplatte Gr.2x1, für 2x Sonnerietaster, Weiss	1	**WH11561600Z**	374 255 003
Abdeckplatte Gr.2x1, für 2x Sonnerietaster, Schwarz	1	**WH11561605Z**	374 255 053
Abdeckplatte Gr. 3x1			
- 206x86mm			
Abdeckplatte Gr.3x1, für 3x Sonnerietaster, Weiss	1	**WH11561800Z**	374 313 003
Abdeckplatte Gr.3x1, für 3x Sonnerietaster, Schwarz	1	**WH11561805Z**	374 313 053
Abdeckplatte Gr.3x1, Bohrung 43 mm + für 2x Sonnerietaster, Weiss	1	**WH11562000Z**	374 321 003
Abdeckplatte Gr.3x1, Bohrung 43 mm + für 2x Sonnerietaster, Schwarz	1	**WH11562005Z**	374 267 053
Abdeckplatte Gr.3x1, 2x Bohrung 43 mm + für Sonnerietaster, Weiss	1	**WH11562300Z**	374 328 003
Abdeckplatte Gr.3x1, 2x Bohrung 43 mm + für Sonnerietaster, Schwarz	1	**WH11562305Z**	374 328 053

origin

WH11921400Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
AP-Rahmen ohne Befestigungsplatte			
- 86 x 86 mm			
AP-Rahmen Gr. I, 86 x 86 x 30 mm, Weiss	1	**WH12961100Z**	282 985 103
AP-Rahmen Gr. I, 86 x 86 x 30 mm, Schwarz	1	**WH12961105Z**	282 985 153
AP-Rahmen Gr. 2x1, 146 x 86 x 30 mm, Weiss	1	**WH12961200Z**	282 985 203
AP-Rahmen Gr. 2x1, 146 x 86 x 30 mm, Schwarz	1	**WH12961205Z**	282 985 203
AP-Rahmen Gr. I, 86 x 86 x 54 mm, Weiss	1	**WH12960900Z**	282 980 103
AP-Rahmen Gr. I, 86 x 86 x 54 mm, Schwarz	1	**WH12960905Z**	282 980 153
AP-Rahmen Gr. 2x1, 146 x 86 x 54 mm, Weiss	1	**WH12961000Z**	282 980 203
AP-Rahmen Gr. 2x1, 146 x 86 x 54 mm, Schwarz	1	**WH12961005Z**	282 980 253

origin

WH14923800Q

AP-Gehäuse mit Montagerahmen

- Höhe 53 mm = Nutzhöhe 43 mm
- Höhe 63 mm = Nutzhöhe 53 mm

Bezeichnung	Höhe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Gr. I, ø 43 mm, Weiss	53 mm	1	**WH14923800Q**	282 966 203
Gr. I, ø 43 mm, Schwarz	53 mm	1	**WH14923805Q**	282 966 253
Gr. I, ø 43 mm, Orange	53 mm	1	**WH14923806Q**	282 966 263
Gr. I, ø 58 mm, Weiss	53 mm	1	**WH14923500Q**	282 963 203
Gr. I, ø 58 mm, Schwarz	53 mm	1	**WH14923505Q**	282 963 253
Gr. I, ø 58 mm, Orange	53 mm	1	**WH14923506Q**	282 963 263
Gr. I, ø 43 mm, Weiss	63 mm	1	**WH14923900Q**	282 966 303
Gr. I, ø 43 mm, Schwarz	63 mm	1	**WH14923905Q**	282 966 353
Gr. I, ø 43 mm, Orange	63 mm	1	**WH14923906Q**	282 966 363
Gr. I, ø 58 mm, Weiss	63 mm	1	**WH14924000Q**	282 963 303
Gr. I, ø 58 mm, Schwarz	63 mm	1	**WH14924005Q**	282 963 353
Gr. I, ø 58 mm, Orange	63 mm	1	**WH14924006Q**	282 963 363

WH14931400Q

AP-Gehäuse mit Montagerahmen

- Höhe 53 mm = Nutzhöhe 43 mm

Gr. 2x1, ø 2 x 58 mm, Weiss	1	**WH14931400Q**	282 920 203
Gr. 2x1, ø 2 x 58 mm, Schwarz	1	**WH14931405Q**	282 920 253
Gr. 2x1, ø 43 / 58 mm, Weiss	1	**WH14935400Q**	282 922 203
Gr. 2x1, ø 43 / 58 mm, Schwarz	1	**WH14935405Q**	282 922 253
Gr. 2x1, ø 2 x 43 mm, Weiss	1	**WH14933000Q**	282 931 203
Gr. 2x1, ø 2 x 43 mm, Schwarz	1	**WH14933005Q**	282 931 253

WH14924100Q

AP Gehäuse mit Montagerahmen

- Höhe 53mm = Nutzhöhe 43mm

Gr.I, Ausschnitt 58x58mm, weiss	1	**WH14924100Q**	282 960 003
Gr.I, Ausschnitt 58x58mm, schwarz	1	**WH14924105Q**	282 960 053

WH14933100Q

AP Gehäuse mit Montagerahmen

- Höhe 53mm = Nutzhöhe 43mm

Gr. 2x1, Ausschnitt 58x58mm / ø 43mm, weiss	1	**WH14933100Q**	282 967 003
Gr. 2x1, Ausschnitt 58x58mm / ø 43mm, schwarz	1	**WH14933105Q**	282 967 053
Gr. 2x1, Ausschnitt 58x58mm / ø 58mm, weiss	1	**WH14933200Q**	282 968 003
Gr. 2x1, Ausschnitt 58x58mm / ø 58mm, schwarz	1	**WH14933205Q**	282 968 053
Gr. 2x1, 2x Ausschnitt 58x58mm, weiss	1	**WH14933300Q**	282 969 003
Gr. 2x1, 2x Ausschnitt 58x58mm, schwarz	1	**WH14933305Q**	282 969 053

origin

robusto
Schalter und Steckdosen

Die witterungsresistente Schalter- und Steckdosengeneration robusto macht sowohl im Aussenbereich als auch in Gewerbe- und Industriebauten eine gute Figur. Mit ihrem dreidimensionalen Design und den abgerundeten Ecken sprechen die Geräte eine zeitgemässe Formsprache, die Ihre Kunden überzeugen wird.

Swiss made

05

Seite

Druckschalter/-taster unbeleuchtet, beleuchtet	506
LED Leuchtpatronen	511
Steckdosen mit und ohne Klappdeckel Type 13 - 15 - 23 - 25	512
Drehschalter/Schwenktaster ohne Klappdeckel	521
Vierkantschlüsselschalter/-taster mit und ohne Klappdeckel	523
Schlüsselschalter/-taster mit und ohne Klappdeckel	527
Storenschalter/-taster, Bewegungsmelder, Sonnerie-Drucktaster, Blindabdeckung, KNX	535
Kommunikation T + T 83, RJ45 und Netzwerksteckdosen Kat. 5e, Kat. 6 und Kat. 6A, Multimedia-Module	540
UP-Montageplatten, AP-Gehäuse und Zubehör	544
Bodensäule	557

robusto
Das Nassprogramm

Mit ihrem dreidimensionalen Design und den abgerundeten Ecken spricht die robusto-Linie eine zeitgemässe Formsprache und verkörpert gleichzeitig Robustheit. Zum vollendeten Erscheinungsbild trägt zudem die unsichtbare Dichtung an der Montageplatte bei: Ein technischer Kniff lässt sie gänzlich im Apparat "verschwinden". Benutzer, die gerne individuelle optische Akzente setzen, haben mit robusto die maximale Auswahl: In der Schweiz ist es das einzige widerstandsfähige Sortiment mit vier Standardfarben. Die Schalter und Steckdosen sind in Signalweiss, Grau, Schwarz und Aluminium mit metallischem Look erhältlich.

Wohnbau

Gewerbebau

Produktionswerkstätten

Design und Farben

Schalter

Signalweiss

Grau

Steckdose mit Klappdeckel

Steckdose ohne Klappdeckel

Technische Änderungen vorbehalten

Schwarz

Aluminium

robusto
Schön widerstandsfähig

Ein unwiderstehliches Design gepaart mit höchster Widerstandsfähigkeit. Sein Name ist Programm: robusto macht auch unter extremen Bedingungen eine gute Figur, es wird im Nass- und Aussenbereich eingesetzt oder überall dort, wo hohe Widerstandsfähigkeit verlangt wird.

Vorteile:

- Keine sichtbare Dichtung von aussen
- Ökologisches, formstabiles Material mit einer hohen Schlagfestigkeit und Wärmeformbeständigkeit
- Schutz gegen Wasser, Staub und Korrosion
- Abgestimmtes Sortiment von Druck-, Dreh- und Schlüsselschaltern sowie Steckdosen
- Steckdosen mit und ohne Klappdeckel
- Montagefreundlich (einfach und schnell)
- Im AP-Gehäuse hat es viel Raum für die Verdrahtung

Technische Merkmale:

- IP-Schutz: 55 – 21
- Gehäuse aus Thermoplast (ABS/PC) – gute UV-Beständigkeit und halogenfrei
- Gehäuseschrauben aus Edelstahl 1.4301
- Anschluss: Stecktechnik quickconnect oder Schraubklemmen
- 4 Farben: Signalweiss RAL 9003, Grau RAL 9035, Schwarz RAL 9005 und Aluminium RAL 9006
- Oberfläche matt
- AP-Gehäuse mit 3x M20 Rohreinführungen, welche im Auslieferzustand verschlossen sind
- Klappdeckel Dichtungssystem mit europäischem Patent Nr. 2204887
- Reinigung: Verwenden Sie zum Reinigen alltäglicher Verschmutzungen PH-neutrale Reinigungsmittel oder Seifenwasser. Es wird davon abgeraten, Natriumhydroxid, Aceton oder Ethylacetat einzusetzen.

Expert tips

01

Design
Das neue Nass-Sortiment überzeugt durch seine ästhetische Form. Seine 4 Standardfarben entsprechen den heutigen Bedürfnissen auf dem Schweizer Markt.

02

Mit oder ohne Klappdeckel
In den Funktionsbereichen Steckdosen, Schlüssel- und Vierkantschlüsselschalter/-taster können die Geräte mit oder ohne Klappdeckel bestellt werden.



03

Unsichtbare Dichtung
Durch eine clevere Lösung der Konstruktion verschwindet die Dichtung (EPDM) der Montageplatte vollständig im Apparat.

04

Viel Raum für die Verdrahtung
Die AP-Gehäuse verfügen über 3x M20 Rohreinführungen und in der Gr. 1 über eine Abmessung von 86 x 86 mm.



05

Montagefreundlich
Dank dem modular aufgebauten Sortiment ist die Montage einfach und schnell zu realisieren.

06

4 Farben als Standard
Als einmalige Innovation in einem widerstandsfähigen Sortiment bietet Hager 4 Farben als Standard an. So besteht eine Farbauswahl in Signalweiss, Grau, Schwarz und Aluminium. Gerade der metallische Look der Farbe Aluminium verleiht robusto eine besonders edle Optik.

07

Made in Switzerland
Die Hager Entwicklungs- und Produktionsstätte am Hauptsitz in Emmenbrücke garantiert Ihnen hochstehende Qualität.

robusto
Ein modularer Systemaufbau



Technische Änderungen vorbehalten

Montagebeispiele
Erweiterung durch Flexibilität

Einsatz von TV-/Radio-Datendosen:

Nass-Oberteil mit Klappdeckel,
für 2-Punkte Befestigung robusto
WH 36 96 06 00 Z
643 093 003

TV-/Radio-Datendose, A-Apparat
(für Kombinationen) von basico
WH 41 54 70 00 A
965 604 603

Kombinations-A-Apparat
robusto*

Mehr Platz für die Verdrahtung dank dem Erhöhungsrahmen:

Steckdose 2x RJ45 getrennt
geschirmt robusto
WH 65 40 15 00 Q
977 819 003



Erhöhungsrahmen
WH 36 96 03 00 Z
284 006 803

Steckdose 2x RJ45 getrennt
geschirmt mit Erhöhungsrahmen
robusto*

Spezialanwendungen für den Einbau von Kleinkombinationen, Dimmern, ect.:

Nass-Oberteil vertieft mit Klappdeckel,
für 2-Punkte Befestigung robusto
WH 36 96 08 00 Z
643 095 003

Kleinkombination mit Steckdose Typ 13
A-Apparat (für Kombinationen) von basico
WH 11 85 11 00 A
655 433 603

Kleinkombination mit Steckdose Typ
13, Kombinations-A-Apparat robusto*

* Diese Beispiele gelten für die Bestellung von nicht nummerierten Produkten.

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP55

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 544
▶ Seite 600

Unterputz
komplett
86 x 86 mm

Unterputz
für Kombinationen

Aufputz
komplett
86 x 86 x 60 mm

Bezeichnung	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Druckschalter Schema 3 Einbautiefe 31 mm		**WH36110100C**	360 316 003	**WH36110100A**	360 316 103	**WH36110100Q**	240 316 003
		WH36110103C	360 316 033	**WH36110103A**	360 316 133	**WH36110103Q**	240 316 033
		WH36110105C	360 316 053	**WH36110105A**	360 316 153	**WH36110105Q**	240 316 053
		WH36110149C	360 316 083	**WH36110149A**	360 316 183	**WH36110149Q**	240 316 083
Druckschalter Schema 6 Einbautiefe 34 mm		**WH36120300C**	360 616 003	**WH36120300A**	360 616 103	**WH36120300Q**	240 616 003
		WH36120303C	360 616 033	**WH36120303A**	360 616 133	**WH36120303Q**	240 616 033
		WH36120305C	360 616 053	**WH36120305A**	360 616 153	**WH36120305Q**	240 616 053
		WH36120349C	360 616 083	**WH36120349A**	360 616 183	**WH36120349Q**	240 616 083
Drucktaster 1-polig Einbautiefe 31 mm		**WH36130100C**	366 321 003	**WH36130100A**	366 321 103	**WH36130100Q**	262 552 003
		WH36130103C	366 321 033	**WH36130103A**	366 321 133	**WH36130103Q**	262 552 033
		WH36130105C	366 321 053	**WH36130105A**	366 321 153	**WH36130105Q**	262 552 053
		WH36130149C	366 321 083	**WH36130149A**	366 321 183	**WH36130149Q**	262 552 083

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP55

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 544
▶ Seite 600

Bezeichnung 10 A, 250 V~	Farbe	**Unterputz** komplett 86 x 86 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** komplett 86 x 86 x 60 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Druckschalter **Schema 1 (3+3)** Einbautiefe 34 mm		**WH36100100C**	360 116 003	**WH36100100A**	360 116 103	**WH36100100Q**	240 116 003
		WH36100103C	360 116 033	**WH36100103A**	360 116 133	**WH36100103Q**	240 116 033
		WH36100105C	360 116 053	**WH36100105A**	360 116 153	**WH36100105Q**	240 116 053
		WH36100149C	360 116 083	**WH36100149A**	360 116 183	**WH36100149Q**	240 116 083
Drucktaster **+ Schema 3** Einbautiefe 34 mm		**WH36150100C**	360 816 003	**WH36150100A**	360 816 103	**WH36150100Q**	240 816 003
		WH36150103C	360 816 033	**WH36150103A**	360 816 133	**WH36150103Q**	240 816 033
		WH36150105C	360 816 053	**WH36150105A**	360 816 153	**WH36150105Q**	240 816 053
		WH36150149C	360 816 083	**WH36150149A**	360 816 183	**WH36150149Q**	240 816 083
2 Drucktaster **1-polig** Einbautiefe 34 mm		**WH36140300C**	366 282 003	**WH36140300A**	366 282 103	**WH36140300Q**	262 562 003
		WH36140303C	366 282 033	**WH36140303A**	366 282 133	**WH36140303Q**	262 562 033
		WH36140305C	366 282 053	**WH36140305A**	366 282 153	**WH36140305Q**	262 562 053
		WH36140349C	366 282 083	**WH36140349A**	366 282 183	**WH36140349Q**	262 562 083

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP55

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 544
Leuchtpatrone ▶ Seite 511
▶ Seite 600

Bezeichnung 10 A, 250 V~	Farbe	**Unterputz** komplett 86 x 86 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** komplett 86 x 86 x 60 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Druckschalter **Schema 3, beleuchtet** Einbautiefe 31 mm		**WH36110200C**	360 311 003	**WH36110200A**	360 311 103	**WH36110200Q**	240 311 003
		WH36110203C	360 311 033	**WH36110203A**	360 311 133	**WH36110203Q**	240 311 033
		WH36110205C	360 311 053	**WH36110205A**	360 311 153	**WH36110205Q**	240 311 053
		WH36110249C	360 311 083	**WH36110249A**	360 311 183	**WH36110249Q**	240 311 083
Druckschalter **Schema 6, beleuchtet** Einbautiefe 34 mm		**WH36120400C**	360 611 003	**WH36120400A**	360 611 103	**WH36120400Q**	240 611 003
		WH36120403C	360 611 033	**WH36120403A**	360 611 133	**WH36120403Q**	240 611 033
		WH36120405C	360 611 053	**WH36120405A**	360 611 153	**WH36120405Q**	240 611 053
		WH36120449C	360 611 083	**WH36120449A**	360 611 183	**WH36120449Q**	240 611 083
Drucktaster **1-polig, beleuchtet** Einbautiefe 31 mm		**WH36130200C**	366 324 003	**WH36130200A**	366 324 103	**WH36130200Q**	262 552 103
		WH36130203C	366 324 033	**WH36130203A**	366 324 133	**WH36130203Q**	262 552 133
		WH36130205C	366 324 053	**WH36130205A**	366 324 153	**WH36130205Q**	262 552 153
		WH36130249C	366 324 083	**WH36130249A**	366 324 183	**WH36130249Q**	262 552 183

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP55

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 544
Leuchtpatrone ▶ Seite 511
▶ Seite 600

Bezeichnung 10 A, 250 V~	Farbe	**Unterputz** komplett 86 x 86 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** komplett 86 x 86 x 60 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Druckschalter **Schema 1 (3+3), 2x beleuchtet** Einbautiefe 34 mm		**WH36100200C**	360 121 003	**WH36100200A**	360 121 103	**WH36100200Q**	240 121 003
		WH36100203C	360 121 033	**WH36100203A**	360 121 133	**WH36100203Q**	240 121 033
		WH36100205C	360 121 053	**WH36100205A**	360 121 153	**WH36100205Q**	240 121 053
		WH36100249C	360 121 083	**WH36100249A**	360 121 183	**WH36100249Q**	240 121 083
Drucktaster **+ Schema 3, 2x beleuchtet** Einbautiefe 34 mm		**WH36150200C**	360 821 003	**WH36150200A**	360 821 103	**WH36150200Q**	240 821 003
		WH36150203C	360 821 033	**WH36150203A**	360 821 133	**WH36150203Q**	240 821 033
		WH36150205C	360 821 053	**WH36150205A**	360 821 153	**WH36150205Q**	240 821 053
		WH36150249C	360 821 083	**WH36150249A**	360 821 183	**WH36150249Q**	240 821 083
2 Drucktaster, **1-polig, 2x beleuchtet** Einbautiefe 34 mm		**WH36140400C**	366 286 003	**WH36140400A**	366 286 103	**WH36140400Q**	262 562 103
		WH36140403C	366 286 033	**WH36140403A**	366 286 133	**WH36140403Q**	262 562 133
		WH36140405C	366 286 053	**WH36140405A**	366 286 153	**WH36140405Q**	262 562 153
		WH36140449C	366 286 083	**WH36140449A**	366 286 183	**WH36140449Q**	262 562 183

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP55

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 544
Leuchtpatrone ▶ Seite 511
▶ Seite 600

Bezeichnung
inkl. LED Leuchtpatrone Gelb
10 A, 250 V~

Unterputz
komplett
86 x 86 mm

Unterputz
für Kombinationen

Aufputz
komplett
86 x 86 x 60 mm

	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Druckschalter Schema 1 (3+3), 1x beleuchtet Einbautiefe 34 mm		**WH36100300C**	360 122 003	**WH36100300A**	360 122 103	**WH36100300Q**	240 122 003
		WH36100303C	360 122 033	**WH36100303A**	360 122 133	**WH36100303Q**	240 122 033
		WH36100305C	360 122 053	**WH36100305A**	360 122 153	**WH36100305Q**	240 122 053
		WH36100349C	360 122 083	**WH36100349A**	360 122 183	**WH36100349Q**	240 122 083
Drucktaster + Schema 3, 1x beleuchtet Einbautiefe 34 mm		**WH36150300C**	360 822 003	**WH36150300A**	360 822 103	**WH36150300Q**	240 822 003
		WH36150303C	360 822 033	**WH36150303A**	360 822 133	**WH36150303Q**	240 822 033
		WH36150305C	360 822 053	**WH36150305A**	360 822 153	**WH36150305Q**	240 822 053
		WH36150349C	360 822 083	**WH36150349A**	360 822 183	**WH36150349Q**	240 822 083
2 Drucktaster, 1x beleuchtet Einbautiefe 34 mm		**WH36140500C**	366 287 003	**WH36140500A**	366 287 103	**WH36140500Q**	262 562 203
		WH36140503C	366 287 033	**WH36140503A**	366 287 133	**WH36140503Q**	262 562 233
		WH36140505C	366 287 053	**WH36140505A**	366 287 153	**WH36140505Q**	262 562 253
		WH36140549C	366 287 083	**WH36140549A**	366 287 183	**WH36140549Q**	262 562 283

Material:
- Körper aus Thermoplast

▶ Seite 600

Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
LED Leuchtpatrone für 230 V AC			
- Orientierung/Kontrolle			
LED Gelb 230 V AC (Standard)	1	**WH39968011Z**	209 962 003
LED Rot 230 V AC	1	**WH39968010Z**	209 963 003
LED Grün 230 V AC	1	**WH39968012Z**	209 965 003
LED Blau 230 V AC	1	**WH39968013Z**	209 967 003
LED Signalweiss 230 V AC	1	**WH39968000Z**	209 960 003

WH39968011Z

LED Leuchtpatrone für 12 – 60 V AC/DC			
- Orientierung/Kontrolle - Bei DC Anwendung ist die Polarität nicht zu beachten.			
LED Gelb 12 – 60 V AC/DC	1	**WH39968111Z**	209 932 003
LED Rot 12 – 60 V AC/DC	1	**WH39968110Z**	209 933 003
LED Grün 12 – 60 V AC/DC	1	**WH39968112Z**	209 935 003
LED Blau 12 – 60 V AC/DC	1	**WH39968113Z**	209 937 003
LED Signalweiss 12 – 60 V AC/DC	1	**WH39968100Z**	209 930 003

WH39968111Z

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect
für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm²
Schutzart:
IP55 nach SN 441011

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 544
▶ Seite 600

Bezeichnung mit Steckklemmen mit Klappdeckel	Farbe	**Unterputz** komplett 86 x 86 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** komplett 86 x 86 x 70 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Nass-Steckdosen **Typ 13, 10 A, 250 V~** Einbautiefe 39 mm		**WH36583300C**	643 035 003	**WH36583300A**	643 035 103	**WH36583300Q**	643 035 303
		WH36583303C	643 035 033	**WH36583303A**	643 035 133	**WH36583303Q**	643 035 333
		WH36583305C	643 035 053	**WH36583305A**	643 035 153	**WH36583305Q**	643 035 353
		WH36583349C	643 035 083	**WH36583349A**	643 035 183	**WH36583349Q**	643 035 383
NassSteckdosen **Typ 13, 10 A, 250 V~** mit Statusanzeige, LED grün Einbautiefe 39 mm		**WH36583400C**	643 036 003	**WH36583400A**	643 036 103	**WH36583400Q**	643 036 303
		WH36583403C	643 036 033	**WH36583403A**	643 036 133	**WH36583403Q**	643 036 333
		WH36583405C	643 036 053	**WH36583405A**	643 036 153	**WH36583405Q**	643 036 353
		WH36583449C	643 036 083	**WH36583449A**	643 036 183	**WH36583449Q**	643 036 383
Nass-Steckdosen **Typ 23, 16A, 250V~** Einbautiefe 39 mm		**WH36586300C**	643 635 003	**WH36586300A**	643 635 103	**WH36586300Q**	643 635 303
		WH36586303C	643 635 033	**WH36586303A**	643 635 133	**WH36586303Q**	643 635 333
		WH36586305C	643 635 053	**WH36586305A**	643 635 153	**WH36586305Q**	643 635 353
		WH36586349C	643 635 083	**WH36586349A**	643 635 183	**WH36586349Q**	643 635 383
Nass-Steckdosen **Typ 23, 16A, 250V~** mit Statusanzeige, LED grün Einbautiefe 39 mm		**WH36586400C**	643 636 003	**WH36586400A**	643 636 103	**WH36586400Q**	643 636 303
		WH36586403C	643 636 033	**WH36586403A**	643 636 133	**WH36586403Q**	643 636 333
		WH36586405C	643 636 053	**WH36586405A**	643 636 153	**WH36586405Q**	643 636 353
		WH36586449C	643 636 083	**WH36586449A**	643 636 183	**WH36586449Q**	643 636 383
Nass-Steckdosen **Typ 15, 10 A, 400 V~** Einbautiefe 39 mm		**WH36593300C**	646 335 003	**WH36593300A**	646 335 103	**WH36593300Q**	646 335 303
		WH36593303C	646 335 033	**WH36593303A**	646 335 133	**WH36593303Q**	646 335 333
		WH36593305C	646 335 053	**WH36593305A**	646 335 153	**WH36593305Q**	646 335 353
		WH36593349C	646 335 083	**WH36593349A**	646 335 183	**WH36593349Q**	646 335 383
Nass-Steckdosen **Typ 25, 16 A, 400 V~** Einbautiefe 39 mm		**WH36596300C**	646 635 003	**WH36596300A**	646 635 103	**WH36596300Q**	646 635 303
		WH36596303C	646 635 033	**WH36596303A**	646 635 133	**WH36596303Q**	646 635 333
		WH36596305C	646 635 053	**WH36596305A**	646 635 153	**WH36596305Q**	646 635 353
		WH36596349C	646 635 083	**WH36596349A**	646 635 183	**WH36596349Q**	646 635 383

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder Schraubklemmen

Schutzart:
IP55 (Steckdosen nach SN441011)

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 544
▶ Seite 600

Bezeichnung Kombination I-I bestückt mit:		Farbe	**Unterputz** komplett 86 x 186 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** komplett 86 x 186 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Schema 3 + Schema 3			**WH36911500C**	387 050 003	**WH36911500Q**	284 535 003
			WH36911503C	387 050 033	**WH36911503Q**	284 535 033
			WH36911505C	387 050 053	**WH36911505Q**	284 535 053
			WH36911549C	387 050 083	**WH36911549Q**	284 535 083
Schema 3 + Typ 13			**WH36911900C**	640 530 003	**WH36911900Q**	640 531 003
			WH36911903C	640 530 033	**WH36911903Q**	640 531 033
			WH36911905C	640 530 053	**WH36911905Q**	640 531 053
			WH36911949C	640 530 083	**WH36911949Q**	640 531 083
Typ 13 + Typ 13			**WH36912300C**	640 570 003	**WH36912300Q**	640 571 003
			WH36912303C	640 570 033	**WH36912303Q**	640 571 033
			WH36912305C	640 570 053	**WH36912305Q**	640 571 053
			WH36912349C	640 570 083	**WH36912349Q**	640 571 083
Typ 23			**WH36912000C**	640 540 003	**WH36912000Q**	640 541 003
			WH36912003C	640 540 033	**WH36912003Q**	640 541 033
			WH36912005C	640 540 053	**WH36912005Q**	640 541 053
			WH36912049C	640 540 083	**WH36912049Q**	640 541 083
Typ 23 + Typ 23			**WH36912400C**	640 580 003	**WH36912400Q**	640 581 003
			WH36912403C	640 580 033	**WH36912403Q**	640 581 033
			WH36912405C	640 580 053	**WH36912405Q**	640 581 053
			WH36912449C	640 580 083	**WH36912449Q**	640 581 083
Schema 3 + Typ 15			**WH36912100C**	640 550 003	**WH36912100Q**	640 551 003
			WH36912103C	640 550 033	**WH36912103Q**	640 551 033
			WH36912105C	640 550 053	**WH36912105Q**	640 551 053
			WH36912149C	640 550 083	**WH36912149Q**	640 551 083
Typ 15 + Typ 15			**WH36912500C**	640 590 003	**WH36912500Q**	640 591 003
			WH36912503C	640 590 033	**WH36912503Q**	640 591 033
			WH36912505C	640 590 053	**WH36912505Q**	640 591 053
			WH36912549C	640 590 083	**WH36912549Q**	640 591 083
Schema 3 + Typ 25			**WH36912200C**	640 560 003	**WH36912200Q**	640 561 003
			WH36912203C	640 560 033	**WH36912203Q**	640 561 033
			WH36912205C	640 560 053	**WH36912205Q**	640 561 053
			WH36912249C	640 560 083	**WH36912249Q**	640 561 083
Typ 25 + Typ 25			**WH36912600C**	640 620 003	**WH36912600Q**	640 621 003
			WH36912603C	640 620 033	**WH36912603Q**	640 621 033
			WH36912605C	640 620 053	**WH36912605Q**	640 621 053
			WH36912649C	640 620 083	**WH36912649Q**	640 621 083

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder Schraubklemmen
für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm²
Schutzart:
Diese Artikel weisen nach SN441011 ab sofort nur noch Schutzklasse IP21 auf.

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 544
▶ Seite 600

Bezeichnung 10 A, 250 V~ mit Klappdeckel	Farbe	**Unterputz** komplett 86 x 86 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** komplett 86 x 86 x 60 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Einfach-Nass-Steckdosen Typ 13 mit Steckklemmen Einbautiefe 36 mm		**WH36580300C**	643 030 003	**WH36580300A**	643 030 103	**WH36580300Q**	643 030 303
		WH36580303C	643 030 033	**WH36580303A**	643 030 133	**WH36580303Q**	643 030 333
		WH36580305C	643 030 053	**WH36580305A**	643 030 153	**WH36580305Q**	643 030 353
		WH36580349C	643 030 083	**WH36580349A**	643 030 183	**WH36580349Q**	643 030 383
Zweifach-Nass-Steckdosen Typ 13 mit Steckklemmen Einbautiefe 36 mm		**WH36620300C**	643 021 003	**WH36620300A**	643 021 103	**WH36620300Q**	643 021 303
		WH36620303C	643 021 033	**WH36620303A**	643 021 133	**WH36620303Q**	643 021 333
		WH36620305C	643 021 053	**WH36620305A**	643 021 153	**WH36620305Q**	643 021 353
		WH36620349C	643 021 083	**WH36620349A**	643 021 183	**WH36620349Q**	643 021 383
Dreifach-Nass-Steckdosen Typ 13 mit Steckklemmen Einbautiefe 36 mm		**WH36640300C**	643 032 003	**WH36640300A**	643 032 103	**WH36640300Q**	643 032 303
		WH36640303C	643 032 033	**WH36640303A**	643 032 133	**WH36640303Q**	643 032 333
		WH36640305C	643 032 053	**WH36640305A**	643 032 153	**WH36640305Q**	643 032 353
		WH36640349C	643 032 083	**WH36640349A**	643 032 183	**WH36640349Q**	643 032 383
Dreifach-Nass-Steckdosen Typ 13 mit Steckklemmen Einbautiefe 36 mm 1x getrennt		**WH36640700C**	643 034 003	**WH36640700A**	643 034 103	**WH36640700Q**	643 034 303
		WH36640703C	643 034 033	**WH36640703A**	643 034 133	**WH36640703Q**	643 034 333
		WH36640705C	643 034 053	**WH36640705A**	643 034 153	**WH36640705Q**	643 034 353
		WH36640749C	643 034 083	**WH36640749A**	643 034 183	**WH36640749Q**	643 034 383
Nass-Steckdosen Typ 15 mit Stecksystem Quickconnect Einbautiefe 34 mm		**WH36593200C**	640 600 003	**WH36593200A**	640 606 003	**WH36593200Q**	640 601 003
		WH36593203C	640 600 033	**WH36593203A**	640 606 033	**WH36593203Q**	640 601 033
		WH36593205C	640 600 053	**WH36593205A**	640 606 053	**WH36593205Q**	640 601 053
		WH36593249C	640 600 083	**WH36593249A**	640 606 083	**WH36593249Q**	640 601 083
Nass-Steckdosen Typ 15 mit Schraubklemmen Einbautiefe 30 mm		**WH36592200C**	646 330 003	**WH36592200A**	646 330 103	**WH36592200Q**	646 330 303
		WH36592203C	646 330 033	**WH36592203A**	646 330 133	**WH36592203Q**	646 330 333
		WH36592205C	646 330 053	**WH36592205A**	646 330 153	**WH36592205Q**	646 330 353
		WH36592249C	646 330 083	**WH36592249A**	646 330 183	**WH36592249Q**	646 330 383

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder Schraubklemmen
für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm²

Schutzart:
Diese Artikel weisen nach SN441011 ab sofort nur noch Schutzklasse IP21 auf.

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 544
▶ Seite 600

Bezeichnung 16 A, 250 V~ mit Klappdeckel	Farbe	**Unterputz** komplett 86 x 86 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** komplett 86 x 86 x 60 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Einfach-Nass-Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen Einbautiefe 30 mm		**WH36585300C**	643 631 003	**WH36585300A**	643 631 103	**WH36585300Q**	643 631 303
		WH36585303C	643 631 033	**WH36585303A**	643 631 133	**WH36585303Q**	643 631 333
		WH36585305C	643 631 053	**WH36585305A**	643 631 153	**WH36585305Q**	643 631 353
		WH36585349C	643 631 083	**WH36585349A**	643 631 183	**WH36585349Q**	643 631 383
Einfach-Nass-Steckdosen Typ 23 mit Schraubklemmen Einbautiefe 30 mm		**WH36585600C**	643 630 003	**WH36585600A**	643 630 103	**WH36585600Q**	643 630 303
		WH36585603C	643 630 033	**WH36585603A**	643 630 133	**WH36585603Q**	643 630 333
		WH36585605C	643 630 053	**WH36585605A**	643 630 153	**WH36585605Q**	643 630 353
		WH36585649C	643 630 083	**WH36585649A**	643 630 183	**WH36585649Q**	643 630 383
Zweifach-Nass-Steckdosen Typ 23 mit Steckklemmen Einbautiefe 30 mm		**WH36625300C**	643 637 003	**WH36625300A**	643 637 103	**WH36625300Q**	643 637 303
		WH36625303C	643 637 033	**WH36625303A**	643 637 133	**WH36625303Q**	643 637 333
		WH36625305C	643 637 053	**WH36625305A**	643 637 153	**WH36625305Q**	643 637 353
		WH36625349C	643 637 083	**WH36625349A**	643 637 183	**WH36625349Q**	643 637 383
Dreifachsteckdose Typ 23 mit Steckklemmen Einbautiefe 30mm		**WH36645300C**	643 632 003	**WH36645300A**	643 632 103	**WH36645300Q**	643 632 303
		WH36645303C	643 632 033	**WH36645303A**	643 632 133	**WH36645303Q**	643 632 333
		WH36645305C	643 632 053	**WH36645305A**	643 632 153	**WH36645305Q**	643 632 353
		WH36645349C	643 632 083	**WH36645349A**	643 632 183	**WH36645349Q**	643 632 383
Nass-Steckdosen Typ 25 mit Stecksystem Quickconnect Einbautiefe 34mm		**WH36596200C**	640 700 003	**WH36596200A**	640 706 003	**WH36596200Q**	640 701 003
		WH36596203C	640 700 033	**WH36596203A**	640 706 033	**WH36596203Q**	640 701 033
		WH36596205C	640 700 053	**WH36596205A**	640 706 053	**WH36596205Q**	640 701 053
		WH36596249C	640 700 083	**WH36596249A**	640 706 083	**WH36596249Q**	640 701 083
Nass-Steckdosen Typ 25 mit Schraubklemmen Einbautiefe 30 mm		**WH36595200C**	646 630 003	**WH36595200A**	646 630 103	**WH36595200Q**	646 630 303
		WH36595203C	646 630 033	**WH36595203A**	646 630 133	**WH36595203Q**	646 630 333
		WH36595205C	646 630 053	**WH36595205A**	646 630 153	**WH36595205Q**	646 630 353
		WH36595249C	646 630 083	**WH36595249A**	646 630 183	**WH36595249Q**	646 630 383

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder Schraubklemmen

Schutzart:
Diese Artikel weisen nach SN441011 ab sofort nur noch Schutzklasse IP21 auf

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

▶ Seite 600

Bezeichnung mit FI-Schutz 10A / 16A, 250 V~ mit Klappdeckel Einbautiefe 39 mm	Farbe	**Unterputz** komplett 86 x 86 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** komplett 86 x 86 x 60 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Einfachsteckdosen Typ 13 Sidos mit FI-Schutz 30 mA		**WH36600700C**	622 010 003	**WH36600700A**	622 016 003	**WH36600700Q**	622 011 003
		WH36600703C	622 010 033	**WH36600703A**	622 016 033	**WH36600703Q**	622 011 033
		WH36600705C	622 010 053	**WH36600705A**	622 016 053	**WH36600705Q**	622 011 053
		WH36600749C	622 010 083	**WH36600749A**	622 016 083	**WH36600749Q**	622 011 083
Einfachsteckdosen Typ 13 Sidos, mit Kinderschutz mit FI-Schutz 30 mA		**WH36600900C**	622 020 003	**WH36600900A**	622 026 003	**WH36600900Q**	622 021 003
		WH36600903C	622 020 033	**WH36600903A**	622 026 033	**WH36600903Q**	622 021 033
		WH36600905C	622 020 053	**WH36600905A**	622 026 053	**WH36600905Q**	622 021 053
		WH36600949C	622 020 083	**WH36600949A**	622 026 083	**WH36600949Q**	622 021 083
Einfachsteckdosen Typ 23 Sidos mit FI-Schutz 30 mA		**WH36600800C**	622 030 003	**WH36600800A**	622 036 003	**WH36600800Q**	622 031 003
		WH36600803C	622 030 033	**WH36600803A**	622 036 033	**WH36600803Q**	622 031 033
		WH36600805C	622 030 053	**WH36600805A**	622 036 053	**WH36600805Q**	622 031 053
		WH36600849C	622 030 083	**WH36600849A**	622 036 083	**WH36600849Q**	622 031 083
Einfachsteckdosen Typ 23 Sidos, mit Kinderschutz mit FI-Schutz 30 mA		**WH36601000C**	622 040 003	**WH36601000A**	622 046 003	**WH36601000Q**	622 041 003
		WH36601003C	622 040 033	**WH36601003A**	622 046 033	**WH36601003Q**	622 041 033
		WH36601005C	622 040 053	**WH36601005A**	622 046 053	**WH36601005Q**	622 041 053
		WH36601049C	622 040 083	**WH36601049A**	622 046 083	**WH36601049Q**	622 041 083

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder Schraubklemmen
für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm²
Schutzart:
IP 21

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 544
▶ Seite 600

Unterputz
komplett
86 x 86 mm

Unterputz
für Kombinationen

Aufputz
komplett
86 x 86 x 60 mm

Bezeichnung	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Einfach-Nass-Steckdosen Typ 13 Einbautiefe 36 mm mit Steckklemmen		**WH36582300C**	643 030 203	**WH36582300A**	643 030 403	**WH36582300Q**	643 030 603
		WH36582303C	643 030 233	**WH36582303A**	643 030 433	**WH36582303Q**	643 030 633
		WH36582305C	643 030 253	**WH36582305A**	643 030 453	**WH36582305Q**	643 030 653
		WH36582349C	643 030 283	**WH36582349A**	643 030 483	**WH36582349Q**	643 030 683
Zweifach-Nass-Steckdosen Typ 13 mit Steckklemmen Einbautiefe 36 mm		**WH36622300C**	643 021 203	**WH36622300A**	643 021 403	**WH36622300Q**	643 021 603
		WH36622303C	643 021 233	**WH36622303A**	643 021 433	**WH36622303Q**	643 021 633
		WH36622305C	643 021 253	**WH36622305A**	643 021 453	**WH36622305Q**	643 021 653
		WH36622349C	643 021 283	**WH36622349A**	643 021 483	**WH36622349Q**	643 021 683
Dreifach-Nass-Steckdosen Typ 13 mit Steckklemmen Einbautiefe 36 mm		**WH36642300C**	643 032 203	**WH36642300A**	643 032 403	**WH36642300Q**	643 032 603
		WH36642303C	643 032 233	**WH36642303A**	643 032 433	**WH36642303Q**	643 032 633
		WH36642305C	643 032 253	**WH36642305A**	643 032 453	**WH36642305Q**	643 032 653
		WH36642349C	643 032 283	**WH36642349A**	643 032 483	**WH36642349Q**	643 032 683
Dreifach-Nass-Steckdosen Typ 13 mit Steckklemmen Einbautiefe 36 mm 1x getrennt		**WH36642700C**	643 034 203	**WH36642700A**	643 034 403	**WH36642700Q**	643 034 603
		WH36642703C	643 034 233	**WH36642703A**	643 034 433	**WH36642703Q**	643 034 633
		WH36642705C	643 034 253	**WH36642705A**	643 034 453	**WH36642705Q**	643 034 653
		WH36642749C	643 034 283	**WH36642749A**	643 034 483	**WH36642749Q**	643 034 683
Nass-Steckdosen Typ 15 mit Stecksystem Quickconnect Einbautiefe 34 mm		**WH36598200C**	640 610 003	**WH36598200A**	640 616 003	**WH36598200Q**	640 611 003
		WH36598203C	640 610 033	**WH36598203A**	640 616 033	**WH36598203Q**	640 611 033
		WH36598205C	640 610 053	**WH36598205A**	640 616 053	**WH36598205Q**	640 611 053
		WH36598249C	640 610 083	**WH36598249A**	640 616 083	**WH36598249Q**	640 611 083
Nass-Steckdosen Typ 15 mit Schraubklemmen Einbautiefe 40 mm		**WH36594200C**	646 330 203	**WH36594200A**	646 330 403	**WH36594200Q**	646 330 603
		WH36594203C	646 330 233	**WH36594203A**	646 330 433	**WH36594203Q**	646 330 633
		WH36594205C	646 330 253	**WH36594205A**	646 330 453	**WH36594205Q**	646 330 653
		WH36594249C	646 330 283	**WH36594249A**	646 330 483	**WH36594249Q**	643 330 683

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder Schraubklemmen
für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm²
Schutzart:
IP 21

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 544
▶ Seite 600

Bezeichnung 16 A, 250 V~ ohne Klappdeckel Einbautiefe 30 mm	Farbe	**Unterputz** komplett 86 x 86 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** komplett 86 x 86 x 60 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Einfach-Nass-Steckdosen Typ 23 mit Steckklemmen		**WH36587600C**	643 630 203	**WH36587600A**	643 630 403	**WH36587600Q**	643 630 603
		WH36587603C	643 630 233	**WH36587603A**	643 630 433	**WH36587603Q**	643 630 633
		WH36587605C	643 630 253	**WH36587605A**	643 630 453	**WH36587605Q**	643 630 653
		WH36587649C	643 630 283	**WH36587649A**	643 630 483	**WH36587649Q**	643 630 683
Zweifach-Nass-Steckdosen Typ 23 mit Steckklemmen		**WH36627300C**	643 637 203	**WH36627300A**	643 637 403	**WH36627300Q**	643 637 603
		WH36627303C	643 637 233	**WH36627303A**	643 637 433	**WH36627303Q**	643 637 633
		WH36627305C	643 637 253	**WH36627305A**	643 637 453	**WH36627305Q**	643 637 653
		WH36627349C	643 637 283	**WH36627349A**	643 637 483	**WH36627349Q**	643 637 683
Dreifach-Nass-Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen		**WH36647300C**	643 632 203	**WH36647300A**	643 632 403	**WH36647300Q**	643 632 603
		WH36647303C	643 632 233	**WH36647303A**	643 632 433	**WH36647303Q**	643 632 633
		WH36647305C	643 632 253	**WH36647305A**	643 632 453	**WH36647305Q**	643 632 653
		WH36647349C	643 632 283	**WH36647349A**	643 632 483	**WH36647349Q**	643 632 683
Nass-Steckdosen Typ 25 mit Stecksystem Quickconnect Einbautiefe 34mm		**WH36599200C**	640 710 003	**WH36599200A**	640 716 003	**WH36599200Q**	640 711 003
		WH36599203C	640 710 033	**WH36599203A**	640 716 033	**WH36599203Q**	640 711 033
		WH36599205C	640 710 053	**WH36599205A**	640 716 053	**WH36599205Q**	640 711 053
		WH36599249C	640 710 083	**WH36599249A**	640 716 083	**WH36599249Q**	640 711 083
Nass-Steckdosen Typ 25 mit Schraubklemmen		**WH36597200C**	646 630 203	**WH36597200A**	646 630 403	**WH36597200Q**	646 630 603
		WH36597203C	646 630 233	**WH36597203A**	646 630 433	**WH36597203Q**	646 630 633
		WH36597205C	646 630 253	**WH36597205A**	646 630 453	**WH36597205Q**	646 630 653
		WH36597249C	646 630 283	**WH36597249A**	646 630 483	**WH36597249Q**	646 630 683

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder Schraubklemmen

Schutzart:
IP21, diese Steckdosen weisen nach SN441011 ab sofort nur noch Schutzklasse IP21 auf

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 544
▶ Seite 600

Bezeichnung Kombination I-I bestückt mit:		Farbe	**Unterputz** komplett 86 x 186 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** komplett 86 x 186 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Schema 3 + Typ 13			**WH36910500C**	387 353 003	**WH36910500Q**	284 573 003
			WH36910503C	387 353 033	**WH36910503Q**	284 573 033
			WH36910505C	387 353 053	**WH36910505Q**	284 573 053
			WH36910549C	387 353 083	**WH36910549Q**	284 573 083
Schema 3 + 2x Typ 13			**WH36910700C**	387 253 003		
			WH36910703C	387 253 033		
			WH36910705C	387 253 053		
			WH36910749C	387 253 083		
Schema 3 + 3x Typ 13			**WH36910800C**	387 454 003		
			WH36910803C	387 454 033		
			WH36910805C	387 454 053		
			WH36910849C	387 454 083		
Schema 3 + Typ 15 mit Stecktechnik Quickconnect			**WH36911600C**	640 500 003	**WH36911600Q**	640 501 003
			WH36911603C	640 500 033	**WH36911603Q**	640 501 033
			WH36911605C	640 500 053	**WH36911605Q**	640 501 053
			WH36911649C	640 500 083	**WH36911649Q**	640 501 083
Schema 3 + Typ 15 mit Schraubklemmen			**WH36910600C**	387 355 003	**WH36910600Q**	284 575 003
			WH36910603C	387 355 033	**WH36910603Q**	284 575 033
			WH36910605C	387 355 053	**WH36910605Q**	284 575 053
			WH36910649C	387 355 083	**WH36910649Q**	284 575 083
Typ 13 + Typ 13			**WH36910900C**	643 040 003	**WH36910900Q**	643 040 303
			WH36910903C	643 040 033	**WH36910903Q**	643 040 333
			WH36910905C	643 040 053	**WH36910905Q**	643 040 353
			WH36910949C	643 040 083	**WH36910949Q**	643 040 383
Typ 15+ Typ 15 mit Stecktechnik Quickconnect			**WH36911700C**	640 510 003	**WH36911700Q**	640 511 003
			WH36911703C	640 510 033	**WH36911703Q**	640 511 033
			WH36911705C	640 510 053	**WH36911705Q**	640 511 053
			WH36911749C	640 510 083	**WH36911749Q**	640 511 083
Typ 15 + Typ 15 mit Schraubklemmen			**WH36911000C**	646 331 003	**WH36911000Q**	646 331 303
			WH36911003C	646 331 033	**WH36911003Q**	646 331 333
			WH36911005C	646 331 053	**WH36911005Q**	646 331 353
			WH36911049C	646 331 083	**WH36911049Q**	646 331 383

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder Schraubklemmen

Schutzart:
IP 21

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 600

Bezeichnung Kombination I-I bestückt mit:		Farbe	**Unterputz** komplett 86 x 186 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** komplett 86 x 186 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Schema 3 + Typ 13			**WH36911100C**	387 353 203	**WH36911100Q**	284 570 203
			WH36911103C	387 353 233	**WH36911103Q**	284 570 233
			WH36911105C	387 353 253	**WH36911105Q**	284 570 253
Schema 3 + 2x Typ 13			**WH36911300C**	387 352 203		
			WH36911303C	387 352 233		
			WH36911305C	387 352 253		
Schema 3 + 3x Typ 13			**WH36911400C**	387 350 203		
			WH36911403C	387 350 233		
			WH36911405C	387 350 253		
Schema 3 + Typ 15 mit Stecktechnik Quickconnect			**WH36911800C**	640 520 003	**WH36911800Q**	640 521 003
			WH36911803C	640 520 033	**WH36911803Q**	640 521 033
			WH36911805C	640 520 053	**WH36911805Q**	640 521 053
			WH36911849C	640 520 083	**WH36911849Q**	640 521 083
Schema 3 + Typ 15			**WH36911200C**	387 360 203	**WH36911200Q**	284 578 203
			WH36911203C	387 360 233	**WH36911203Q**	284 578 233
			WH36911205C	387 360 253	**WH36911205Q**	284 578 253

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP55

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Typ: Kraus & Naimer Blue Line

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 544
▶ Seite 600

Unterputz
komplett
86 x 86 mm

Unterputz
für Kombinationen

Aufputz
komplett
86 x 86 x 60 mm

Bezeichnung 25 A 250 V		Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Ausschalter **Schema 0/1-polig** Einbautiefe 38 mm			**WH36180100C**	361 010 003	**WH36180100A**	361 010 103	**WH36180100Q**	246 010 003
			WH36180103C	361 010 033	**WH36180103A**	361 010 133	**WH36180103Q**	246 010 033
			WH36180105C	361 010 053	**WH36180105A**	361 010 153	**WH36180105Q**	246 010 053
			WH36180149C	361 010 083	**WH36180149A**	361 010 183	**WH36180149Q**	246 010 083
Ausschalter **Schema 0/2-polig** Einbautiefe 38 mm			**WH36180200C**	361 020 003	**WH36180200A**	361 020 103	**WH36180200Q**	246 020 003
			WH36180203C	361 020 033	**WH36180203A**	361 020 133	**WH36180203Q**	246 020 033
			WH36180205C	361 020 053	**WH36180205A**	361 020 153	**WH36180205Q**	246 020 053
			WH36180249C	361 020 083	**WH36180249A**	361 020 183	**WH36180249Q**	246 020 083
Ausschalter **Schema 0/3-polig** Einbautiefe 46 mm			**WH36180300C**	361 030 003	**WH36180300A**	361 030 103	**WH36180300Q**	246 030 003
			WH36180303C	361 030 033	**WH36180303A**	361 030 133	**WH36180303Q**	246 030 033
			WH36180305C	361 030 053	**WH36180305A**	361 030 153	**WH36180305Q**	246 030 053
			WH36180349C	361 030 083	**WH36180349A**	361 030 183	**WH36180349Q**	246 030 083
Umschalter **Schema 2/1-polig** Einbautiefe 38 mm			**WH36180500C**	361 210 003	**WH36180500A**	361 210 103	**WH36180500Q**	246 210 003
			WH36180503C	361 210 033	**WH36180503A**	361 210 133	**WH36180503Q**	246 210 033
			WH36180505C	361 210 053	**WH36180505A**	361 210 153	**WH36180505Q**	246 210 053
			WH36180549C	361 210 083	**WH36180549A**	361 210 183	**WH36180549Q**	246 210 083
Umschalter **Schema 5/1-polig,** **0-1-2-3** Einbautiefe 49 mm			**WH36181200C**	361 510 003	**WH36181200A**	361 510 103	**WH36181200Q**	246 510 003
			WH36181203C	361 510 033	**WH36181203A**	361 510 133	**WH36181203Q**	246 510 033
			WH36181205C	361 510 053	**WH36181205A**	361 510 153	**WH36181205Q**	246 510 053
			WH36181249C	361 510 083	**WH36181249A**	361 510 183	**WH36181249Q**	246 510 083

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP55

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Typ: Kraus & Naimer Blue Line

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 544
▶ Seite 600

Unterputz
komplett
86 x 86 mm

Unterputz
für Kombinationen

Aufputz
komplett
86 x 86 x 60 mm

Bezeichnung 25 A 250 V Einbautiefe 38 mm		Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Wechselschalter **Schema 3/1-polig**			**WH36180600C**	361 310 003	**WH36180600A**	361 310 103	**WH36180600Q**	246 310 003
			WH36180603C	361 310 033	**WH36180603A**	361 310 133	**WH36180603Q**	246 310 033
			WH36180605C	361 310 053	**WH36180605A**	361 310 153	**WH36180605Q**	246 310 053
			WH36180649C	361 310 083	**WH36180649A**	361 310 183	**WH36180649Q**	246 310 083
Serieschalter **Schema 1/1-polig**			**WH36180400C**	361 110 003	**WH36180400A**	361 110 103	**WH36180400Q**	246 110 003
			WH36180403C	361 110 033	**WH36180403A**	361 110 133	**WH36180403Q**	246 110 033
			WH36180405C	361 110 053	**WH36180405A**	361 110 153	**WH36180405Q**	246 110 053
			WH36180449C	361 110 083	**WH36180449A**	361 110 183	**WH36180449Q**	246 110 083
Schwenktaster, **Schliesser** **1-polig**			**WH36180700C**	364 708 003	**WH36180700A**	364 708 103	**WH36180700Q**	246 708 003
			WH36180703C	364 708 033	**WH36180703A**	364 708 133	**WH36180703Q**	246 708 033
			WH36180705C	364 708 053	**WH36180705A**	364 708 153	**WH36180705Q**	246 708 053
			WH36180749C	364 708 083	**WH36180749A**	364 708 183	**WH36180749Q**	246 708 083
Schwenktaster, **Schliesser** **2-polig**			**WH36180800C**	364 709 003	**WH36180800A**	364 709 103	**WH36180800Q**	246 709 003
			WH36180803C	364 709 033	**WH36180803A**	364 709 133	**WH36180803Q**	246 709 033
			WH36180805C	364 709 053	**WH36180805A**	364 709 153	**WH36180805Q**	246 709 053
			WH36180849C	364 709 083	**WH36180849A**	364 709 183	**WH36180849Q**	246 709 083
Schwenktaster, **Wechsler**			**WH36180900C**	364 719 003	**WH36180900A**	364 719 103	**WH36180900Q**	246 719 003
			WH36180903C	364 719 033	**WH36180903A**	364 719 133	**WH36180903Q**	246 719 033
			WH36180905C	364 719 053	**WH36180905A**	364 719 153	**WH36180905Q**	246 719 053
			WH36180949C	364 719 083	**WH36180949A**	364 719 183	**WH36180949Q**	246 719 083

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP55

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Typ: Kraus & Naimer Blue Line

Vierkantschlüssel: 6 mm

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 544
▶ Seite 600

Unterputz
komplett
86 x 86 mm

Unterputz
für Kombinationen

Aufputz
komplett
86 x 86 x 60 mm

Bezeichnung 25 A 250 V		Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Ausschalter **Schema 0/1-polig** Einbautiefe 63 mm			**WH36182100C**	361 013 503	**WH36182100A**	361 013 203	**WH36182100Q**	246 013 003
			WH36182103C	361 013 533	**WH36182103A**	361 013 233	**WH36182103Q**	246 013 033
			WH36182105C	361 013 553	**WH36182105A**	361 013 253	**WH36182105Q**	246 013 053
			WH36182149C	361 013 583	**WH36182149A**	361 013 283	**WH36182149Q**	246 013 083
Ausschalter **Schema 0/2-polig** Einbautiefe 63 mm			**WH36182200C**	361 023 503	**WH36182200A**	361 023 203	**WH36182200Q**	246 023 003
			WH36182203C	361 023 533	**WH36182203A**	361 023 233	**WH36182203Q**	246 023 033
			WH36182205C	361 023 553	**WH36182205A**	361 023 253	**WH36182205Q**	246 023 053
			WH36182249C	361 023 583	**WH36182249A**	361 023 283	**WH36182249Q**	246 023 083
Ausschalter **Schema 0/3-polig** Einbautiefe 77 mm			**WH36182300C**	361 033 503	**WH36182300A**	361 033 203	**WH36182300Q**	246 033 003
			WH36182303C	361 033 533	**WH36182303A**	361 033 233	**WH36182303Q**	246 033 033
			WH36182305C	361 033 553	**WH36182305A**	361 033 253	**WH36182305Q**	246 033 053
			WH36182349C	361 033 583	**WH36182349A**	361 033 283	**WH36182349Q**	246 033 083
Umschalter **Schema 2/1-polig** Einbautiefe 63 mm			**WH36182500C**	361 213 503	**WH36182500A**	361 213 203	**WH36182500Q**	246 213 003
			WH36182503C	361 213 533	**WH36182503A**	361 213 233	**WH36182503Q**	246 213 033
			WH36182505C	361 213 553	**WH36182505A**	361 213 253	**WH36182505Q**	246 213 053
			WH36182549C	361 213 583	**WH36182549A**	361 213 283	**WH36182549Q**	246 213 083
Umschalter **Schema 5/1-polig,** **0-1-2-3** Einbautiefe 77 mm			**WH36183200C**	361 513 503	**WH36183200A**	361 513 203	**WH36183200Q**	246 513 003
			WH36183203C	361 513 533	**WH36183203A**	361 513 233	**WH36183203Q**	246 513 033
			WH36183205C	361 513 553	**WH36183205A**	361 513 253	**WH36183205Q**	246 513 053
			WH36183249C	361 513 583	**WH36183249A**	361 513 283	**WH36183249Q**	246 513 083

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP55

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Typ: Kraus & Naimer Blue Line

Vierkantschlüssel: 6 mm

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 544
▶ Seite 600

Bezeichnung 25 A 250 V Einbautiefe 63 mm		Farbe	**Unterputz** komplett 86 x 86 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** komplett 86 x 86 x 60 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Wechselschalter **Schema 3/1-polig**			**WH36182600C**	361 313 503	**WH36182600A**	361 313 203	**WH36182600Q**	246 313 003
			WH36182603C	361 313 533	**WH36182603A**	361 313 233	**WH36182603Q**	246 313 033
			WH36182605C	361 313 553	**WH36182605A**	361 313 253	**WH36182605Q**	246 313 053
			WH36182649C	361 313 583	**WH36182649A**	361 313 283	**WH36182649Q**	246 313 083
Serieschalter **Schema 1/1-polig**			**WH36182400C**	361 113 503	**WH36182400A**	361 113 203	**WH36182400Q**	246 113 003
			WH36182403C	361 113 533	**WH36182403A**	361 113 233	**WH36182403Q**	246 113 033
			WH36182405C	361 113 553	**WH36182405A**	361 113 253	**WH36182405Q**	246 113 053
			WH36182449C	361 113 583	**WH36182449A**	361 113 283	**WH36182449Q**	246 113 083
Schwenktaster, **Schliesser** **1-polig**			**WH36182700C**	364 808 203	**WH36182700A**	364 808 303	**WH36182700Q**	246 808 003
			WH36182703C	364 808 233	**WH36182703A**	364 808 333	**WH36182703Q**	246 808 033
			WH36182705C	364 808 253	**WH36182705A**	364 808 353	**WH36182705Q**	246 808 053
			WH36182749C	364 808 283	**WH36182749A**	364 808 383	**WH36182749Q**	246 808 083
Schwenktaster, **Schliesser** **2-polig**			**WH36182800C**	364 809 203	**WH36182800A**	364 809 303	**WH36182800Q**	246 809 003
			WH36182803C	364 809 233	**WH36182803A**	364 809 333	**WH36182803Q**	246 809 033
			WH36182805C	364 809 253	**WH36182805A**	364 809 353	**WH36182805Q**	246 809 053
			WH36182849C	364 809 283	**WH36182849A**	364 809 383	**WH36182849Q**	246 809 083
Schwenktaster, **Wechsler**			**WH36182900C**	364 819 203	**WH36182900A**	364 819 303	**WH36182900Q**	246 819 003
			WH36182903C	364 819 233	**WH36182903A**	364 819 333	**WH36182903Q**	246 819 033
			WH36182905C	364 819 253	**WH36182905A**	364 819 353	**WH36182905Q**	246 819 053
			WH36182949C	364 819 283	**WH36182949A**	364 819 383	**WH36182949Q**	246 819 083

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP21

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Typ: Kraus & Naimer Blue Line

Vierkantschlüssel: 6 mm

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 544
▶ Seite 600

Unterputz
komplett
86 x 86 mm

Unterputz
für Kombinationen

Aufputz
komplett
86 x 86 x 60 mm

Bezeichnung 25 A 250 V		Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Ausschalter Schema 0/1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH36222100C**	361 012 503	**WH36222100A**	361 012 203	**WH36222100Q**	246 012 003
			WH36222103C	361 012 533	**WH36222103A**	361 012 233	**WH36222103Q**	246 012 033
			WH36222105C	361 012 553	**WH36222105A**	361 012 253	**WH36222105Q**	246 012 053
			WH36222149C	361 012 583	**WH36222149A**	361 012 283	**WH36222149Q**	246 012 083
Ausschalter Schema 0/2-polig Einbautiefe 63 mm			**WH36222200C**	361 022 503	**WH36222200A**	361 022 203	**WH36222200Q**	246 022 003
			WH36222203C	361 022 533	**WH36222203A**	361 022 233	**WH36222203Q**	246 022 033
			WH36222205C	361 022 553	**WH36222205A**	361 022 253	**WH36222205Q**	246 022 053
			WH36222249C	361 022 583	**WH36222249A**	361 022 283	**WH36222249Q**	246 022 083
Ausschalter Schema 0/3-polig Einbautiefe 77 mm			**WH36222300C**	361 032 503	**WH36222300A**	361 032 203	**WH36222300Q**	246 032 003
			WH36222303C	361 032 533	**WH36222303A**	361 032 233	**WH36222303Q**	246 032 033
			WH36222305C	361 032 553	**WH36222305A**	361 032 253	**WH36222305Q**	246 032 053
			WH36222349C	361 032 583	**WH36222349A**	361 032 283	**WH36222349Q**	246 032 083
Umschalter Schema 2/1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH36222500C**	361 212 503	**WH36222500A**	361 212 203	**WH36222500Q**	246 212 003
			WH36222503C	361 212 533	**WH36222503A**	361 212 233	**WH36222503Q**	246 212 033
			WH36222505C	361 212 553	**WH36222505A**	361 212 253	**WH36222505Q**	246 212 053
			WH36222549C	361 212 583	**WH36222549A**	361 212 283	**WH36222549Q**	246 212 083
Umschalter Schema 5/1-polig, 0-1-2-3 Einbautiefe 77 mm			**WH36223200C**	361 512 503	**WH36223200A**	361 512 203	**WH36223200Q**	246 512 003
			WH36223203C	361 512 533	**WH36223203A**	361 512 233	**WH36223203Q**	246 512 033
			WH36223205C	361 512 553	**WH36223205A**	361 512 253	**WH36223205Q**	246 512 053
			WH36223249C	361 512 583	**WH36223249A**	361 512 283	**WH36223249Q**	246 512 083

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP21

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Typ: Kraus & Naimer Blue Line

Vierkantschlüssel: 6 mm

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 544
▶ Seite 600

Unterputz
komplett
86 x 86 mm

Unterputz
für Kombinationen

Aufputz
komplett
86 x 86 x 60 mm

Bezeichnung 25 A 250 V Einbautiefe 63 mm		Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Wechselschalter Schema 3/1-polig			**WH36222600C**	361 312 503	**WH36222600A**	361 312 203	**WH36222600Q**	246 312 003
			WH36222603C	361 312 533	**WH36222603A**	361 312 233	**WH36222603Q**	246 312 033
			WH36222605C	361 312 553	**WH36222605A**	361 312 253	**WH36222605Q**	246 312 053
			WH36222649C	361 312 583	**WH36222649A**	361 312 283	**WH36222649Q**	246 312 083
Serieschalter Schema 1/1-polig			**WH36222400C**	361 112 503	**WH36222400A**	361 112 203	**WH36222400Q**	246 112 003
			WH36222403C	361 112 533	**WH36222403A**	361 112 233	**WH36222403Q**	246 112 033
			WH36222405C	361 112 553	**WH36222405A**	361 112 253	**WH36222405Q**	246 112 053
			WH36222449C	361 112 583	**WH36222449A**	361 112 283	**WH36222449Q**	246 112 083
Schwenktaster, Schliesser 1-polig			**WH36222700C**	364 708 203	**WH36222700A**	364 708 303	**WH36222700Q**	246 808 103
			WH36222703C	364 708 233	**WH36222703A**	364 708 333	**WH36222703Q**	246 808 133
			WH36222705C	364 708 253	**WH36222705A**	364 708 353	**WH36222705Q**	246 808 153
			WH36222749C	364 708 283	**WH36222749A**	364 708 383	**WH36222749Q**	246 808 183
Schwenktaster, Schliesser 2-polig			**WH36222800C**	364 709 203	**WH36222800A**	364 709 303	**WH36222800Q**	246 809 103
			WH36222803C	364 709 233	**WH36222803A**	364 709 333	**WH36222803Q**	246 809 133
			WH36222805C	364 709 253	**WH36222805A**	364 709 353	**WH36222805Q**	246 809 153
			WH36222849C	364 709 283	**WH36222849A**	364 709 383	**WH36222849Q**	246 809 183
Schwenktaster, Wechsler			**WH36222900C**	364 719 203	**WH36222900A**	364 719 303	**WH36222900Q**	246 819 103
			WH36222903C	364 719 233	**WH36222903A**	364 719 333	**WH36222903Q**	246 819 133
			WH36222905C	364 719 253	**WH36222905A**	364 719 353	**WH36222905Q**	246 819 153
			WH36222949C	364 719 283	**WH36222949A**	364 719 383	**WH36222949Q**	246 819 183

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP55

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Typ: Kraus & Naimer Blue Line

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 544
▶ Seite 600

Bezeichnung		Farbe	Unterputz komplett 86 x 86 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Unterputz für Kombinationen Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Aufputz komplett 86 x 86 x 60 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Ausschalter Schema 0/1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH36184100C**	365 301 803	**WH36184100A**	365 201 803	**WH36184100Q**	246 301 003
			WH36184103C	365 301 833	**WH36184103A**	365 201 833	**WH36184103Q**	246 301 033
			WH36184105C	365 301 853	**WH36184105A**	365 201 853	**WH36184105Q**	246 301 053
			WH36184149C	365 301 883	**WH36184149A**	365 201 883	**WH36184149Q**	246 301 083
Ausschalter Schema 0/2-polig Einbautiefe 63 mm			**WH36184200C**	365 302 803	**WH36184200A**	365 202 803	**WH36184200Q**	246 302 003
			WH36184203C	365 302 833	**WH36184203A**	365 202 833	**WH36184203Q**	246 302 033
			WH36184205C	365 302 853	**WH36184205A**	365 202 853	**WH36184205Q**	246 302 053
			WH36184249C	365 302 883	**WH36184249A**	365 202 883	**WH36184249Q**	246 302 083
Ausschalter Schema 0/3-polig Einbautiefe 77 mm			**WH36184300C**	365 303 803	**WH36184300A**	365 203 803	**WH36184300Q**	246 303 003
			WH36184303C	365 303 833	**WH36184303A**	365 203 833	**WH36184303Q**	246 303 033
			WH36184305C	365 303 853	**WH36184305A**	365 203 853	**WH36184305Q**	246 303 053
			WH36184349C	365 303 883	**WH36184349A**	365 203 883	**WH36184349Q**	246 303 083
Umschalter Schema 2/1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH36184500C**	365 321 803	**WH36184500A**	365 221 803	**WH36184500Q**	246 321 103
			WH36184503C	365 321 833	**WH36184503A**	365 221 833	**WH36184503Q**	246 321 133
			WH36184505C	365 321 853	**WH36184505A**	365 221 853	**WH36184505Q**	246 321 153
			WH36184549C	365 321 883	**WH36184549A**	365 221 883	**WH36184549Q**	246 321 183
Umschalter Schema 5/1-polig, 0-1-2-3 Einbautiefe 77 mm			**WH36185200C**	365 351 803	**WH36185200A**	365 251 803	**WH36185200Q**	246 351 003
			WH36185203C	365 351 833	**WH36185203A**	365 251 833	**WH36185203Q**	246 351 033
			WH36185205C	365 351 853	**WH36185205A**	365 251 853	**WH36185205Q**	246 351 053
			WH36185249C	365 351 883	**WH36185249A**	365 251 883	**WH36185249Q**	246 351 083

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP55

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Typ: Kraus & Naimer Blue Line

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 544
▶ Seite 600

Unterputz
komplett
86 x 86 mm

Unterputz
für Kombinationen

Aufputz
komplett
86 x 86 x 60 mm

Bezeichnung
25 A 250 V
Einbautiefe 63 mm

		Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Wechselschalter Schema 3/1-polig			**WH36184600C**	365 331 803	**WH36184600A**	365 231 803	**WH36184600Q**	246 331 103
			WH36184603C	365 331 833	**WH36184603A**	365 231 833	**WH36184603Q**	246 331 133
			WH36184605C	365 331 853	**WH36184605A**	365 231 853	**WH36184605Q**	246 331 153
			WH36184649C	365 331 883	**WH36184649A**	365 231 883	**WH36184649Q**	246 331 183
Serieschalter Schema 1/1-polig			**WH36184400C**	365 381 803	**WH36184400A**	365 281 803	**WH36184400Q**	246 381 103
			WH36184403C	365 381 833	**WH36184403A**	365 281 833	**WH36184403Q**	246 381 133
			WH36184405C	365 381 853	**WH36184405A**	365 281 853	**WH36184405Q**	246 381 153
			WH36184449C	365 381 883	**WH36184449A**	365 281 883	**WH36184449Q**	246 381 183
Schwenktaster, Schliesser 1-polig			**WH36184700C**	365 608 803	**WH36184700A**	365 708 803	**WH36184700Q**	246 608 003
			WH36184703C	365 608 833	**WH36184703A**	365 708 833	**WH36184703Q**	246 608 033
			WH36184705C	365 608 853	**WH36184705A**	365 708 853	**WH36184705Q**	246 608 053
			WH36184749C	365 608 883	**WH36184749A**	365 708 883	**WH36184749Q**	246 608 083
Schwenktaster, Schliesser 2-polig			**WH36184800C**	365 609 803	**WH36184800A**	365 709 803	**WH36184800Q**	246 609 003
			WH36184803C	365 609 833	**WH36184803A**	365 709 833	**WH36184803Q**	246 609 033
			WH36184805C	365 609 853	**WH36184805A**	365 709 853	**WH36184805Q**	246 609 053
			WH36184849C	365 609 883	**WH36184849A**	365 709 883	**WH36184849Q**	246 609 083
Schwenktaster, Wechsler			**WH36184900C**	365 619 803	**WH36184900A**	365 719 803	**WH36184900Q**	246 619 003
			WH36184903C	365 619 833	**WH36184903A**	365 719 833	**WH36184903Q**	246 619 033
			WH36184905C	365 619 853	**WH36184905A**	365 719 853	**WH36184905Q**	246 619 053
			WH36184949C	365 619 883	**WH36184949A**	365 719 883	**WH36184949Q**	246 619 083

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP21

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Typ: Kraus & Naimer Blue Line

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 544
▶ Seite 600

Bezeichnung Sicherheitsschloss Zylinder KABA 8, Typ 1065 A 25 A 250 V mit zwei Schlüsseln		Farbe	**Unterputz** komplett 86 x 86 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** komplett 86 x 86 x 60 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Ausschalter **Schema 0/1-polig** Einbautiefe 63 mm			**WH36224100C**	361 014 503	**WH36224100A**	361 014 203	**WH36224100Q**	246 014 003
			WH36224103C	361 014 533	**WH36224103A**	361 014 233	**WH36224103Q**	246 014 033
			WH36224105C	361 014 553	**WH36224105A**	361 014 253	**WH36224105Q**	246 014 053
			WH36224149C	361 014 583	**WH36224149A**	361 014 283	**WH36224149Q**	246 014 083
Ausschalter **Schema 0/2-polig** Einbautiefe 63 mm			**WH36224200C**	361 024 503	**WH36224200A**	361 024 203	**WH36224200Q**	246 024 003
			WH36224203C	361 024 533	**WH36224203A**	361 024 233	**WH36224203Q**	246 024 033
			WH36224205C	361 024 553	**WH36224205A**	361 024 253	**WH36224205Q**	246 024 053
			WH36224249C	361 024 583	**WH36224249A**	361 024 283	**WH36224249Q**	246 024 083
Ausschalter **Schema 0/3-polig** Einbautiefe 77 mm			**WH36224300C**	361 034 503	**WH36224300A**	361 034 203	**WH36224300Q**	246 034 003
			WH36224303C	361 034 533	**WH36224303A**	361 034 233	**WH36224303Q**	246 034 033
			WH36224305C	361 034 553	**WH36224305A**	361 034 253	**WH36224305Q**	246 034 053
			WH36224349C	361 034 583	**WH36224349A**	361 034 283	**WH36224349Q**	246 034 083
Umschalter **Schema 2/1-polig** Einbautiefe 63 mm			**WH36224500C**	361 214 503	**WH36224500A**	361 214 203	**WH36224500Q**	246 214 003
			WH36224503C	361 214 533	**WH36224503A**	361 214 233	**WH36224503Q**	246 214 033
			WH36224505C	361 214 553	**WH36224505A**	361 214 253	**WH36224505Q**	246 214 053
			WH36224549C	361 214 583	**WH36224549A**	361 214 283	**WH36224549Q**	246 214 083
Umschalter **Schema 5/1-polig,** **0-1-2-3** Einbautiefe 77 mm			**WH36225200C**	361 514 503	**WH36225200A**	361 514 203	**WH36225200Q**	246 514 003
			WH36225203C	361 514 533	**WH36225203A**	361 514 233	**WH36225203Q**	246 514 033
			WH36225205C	361 514 553	**WH36225205A**	361 514 253	**WH36225205Q**	246 514 053
			WH36225249C	361 514 583	**WH36225249A**	361 514 283	**WH36225249Q**	246 514 083

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP21

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Typ: Kraus & Naimer Blue Line

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 544
▶ Seite 600

Unterputz
komplett
86 x 86 mm

Unterputz
für Kombinationen

Aufputz
komplett
86 x 86 x 60 mm

Bezeichnung 25 A 250 V Einbautiefe 63 mm		Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Wechselschalter Schema 3/1-polig			**WH36224600C**	361 314 503	**WH36224600A**	361 314 203	**WH36224600Q**	246 314 003
			WH36224603C	361 314 533	**WH36224603A**	361 314 233	**WH36224603Q**	246 314 033
			WH36224605C	361 314 553	**WH36224605A**	361 314 253	**WH36224605Q**	246 314 053
			WH36224649C	361 314 583	**WH36224649A**	361 314 283	**WH36224649Q**	246 314 083
Serieschalter Schema 1/1-polig			**WH36224400C**	361 114 503	**WH36224400A**	361 114 203	**WH36224400Q**	246 114 003
			WH36224403C	361 114 533	**WH36224403A**	361 114 233	**WH36224403Q**	246 114 033
			WH36224405C	361 114 553	**WH36224405A**	361 114 253	**WH36224405Q**	246 114 053
			WH36224449C	361 114 583	**WH36224449A**	361 114 283	**WH36224449Q**	246 114 083
Schwenktaster, Schliesser 1-polig			**WH36224700C**	364 708 403	**WH36224700A**	364 806 303	**WH36224700Q**	364 708 503
			WH36224703C	364 708 433	**WH36224703A**	364 806 333	**WH36224703Q**	364 708 533
			WH36224705C	364 708 453	**WH36224705A**	364 806 353	**WH36224705Q**	364 708 553
			WH36224749C	364 708 483	**WH36224749A**	364 806 383	**WH36224749Q**	364 708 583
Schwenktaster, Schliesser 2-polig			**WH36224800C**	364 709 403	**WH36224800A**	364 709 503	**WH36224800Q**	246 609 103
			WH36224803C	364 709 433	**WH36224803A**	364 709 533	**WH36224803Q**	246 609 133
			WH36224805C	364 709 453	**WH36224805A**	364 709 553	**WH36224805Q**	246 609 153
			WH36224849C	364 709 483	**WH36224849A**	364 709 583	**WH36224849Q**	246 609 183
Schwenktaster, Wechsler			**WH36224900C**	364 719 403	**WH36224900A**	364 719 503	**WH36224900Q**	246 619 103
			WH36224903C	364 719 433	**WH36224903A**	364 719 533	**WH36224903Q**	246 619 133
			WH36224905C	364 719 453	**WH36224905A**	364 719 553	**WH36224905Q**	246 619 153
			WH36224949C	364 719 483	**WH36224949A**	364 719 583	**WH36224949Q**	246 619 183

Nass-Schlüsselschalter/-taster mit Klappdeckel, ohne Zylinder

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP55

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Typ: Kraus & Naimer Blue Line

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 544
▶ Seite 600

Bezeichnung		Farbe	Unterputz komplett 86 x 86 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Unterputz für Kombinationen Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Aufputz komplett 86 x 86 x 60 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Schliessplananlagen z.B. Kaba 8 ->Typ 1065A, B, D; Kaba 8, 20, Gemini S und Star -> Typ 1262 (Nachfolgetyp von 1062) A, B, C, D, und T; Keso Typ Nr. 16052.204.00.2H, 25 A 250 V								
Ausschalter Schema 0/1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH36186100C**	365 301 203	**WH36186100A**	365 201 203	**WH36186100Q**	246 301 103
			WH36186103C	365 301 233	**WH36186103A**	365 201 233	**WH36186103Q**	246 301 133
			WH36186105C	365 301 253	**WH36186105A**	365 201 253	**WH36186105Q**	246 301 153
			WH36186149C	365 301 283	**WH36186149A**	365 201 283	**WH36186149Q**	246 301 183
Ausschalter Schema 0/2-polig Einbautiefe 63 mm			**WH36186200C**	365 302 203	**WH36186200A**	365 202 203	**WH36186200Q**	246 302 103
			WH36186203C	365 302 233	**WH36186203A**	365 202 233	**WH36186203Q**	246 302 133
			WH36186205C	365 302 253	**WH36186205A**	365 202 253	**WH36186205Q**	246 302 153
			WH36186249C	365 302 283	**WH36186249A**	365 202 283	**WH36186249Q**	246 302 183
Ausschalter Schema 0/3-polig Einbautiefe 77 mm			**WH36186300C**	365 303 203	**WH36186300A**	365 203 203	**WH36186300Q**	246 303 103
			WH36186303C	365 303 233	**WH36186303A**	365 203 233	**WH36186303Q**	246 303 133
			WH36186305C	365 303 253	**WH36186305A**	365 203 253	**WH36186305Q**	246 303 153
			WH36186349C	365 303 283	**WH36186349A**	365 203 283	**WH36186349Q**	246 303 183
Umschalter Schema 2/1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH36186500C**	365 321 203	**WH36186500A**	365 221 203	**WH36186500Q**	246 321 003
			WH36186503C	365 321 233	**WH36186503A**	365 221 233	**WH36186503Q**	246 321 033
			WH36186505C	365 321 253	**WH36186505A**	365 221 253	**WH36186505Q**	246 321 053
			WH36186549C	365 321 283	**WH36186549A**	365 221 283	**WH36186549Q**	246 321 083
Umschalter Schema 5/1-polig, 0-1-2-3 Einbautiefe 77 mm			**WH36187200C**	365 351 203	**WH36187200A**	365 251 203	**WH36187200Q**	246 351 103
			WH36187203C	365 351 233	**WH36187203A**	365 251 233	**WH36187203Q**	246 351 133
			WH36187205C	365 351 253	**WH36187205A**	365 251 253	**WH36187205Q**	246 351 153
			WH36187249C	365 351 283	**WH36187249A**	365 251 283	**WH36187249Q**	246 351 183

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP55

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Typ: Kraus & Naimer Blue Line

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 544
▶ Seite 600

Bezeichnung		Farbe	**Unterputz** komplett 86 x 86 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** komplett 86 x 86 x 60 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Wechselschalter Schema 3/1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH36186600C**	365 331 203	**WH36186600A**	365 231 203	**WH36186600Q**	246 331 003
			WH36186603C	365 331 233	**WH36186603A**	365 231 233	**WH36186603Q**	246 331 033
			WH36186605C	365 331 253	**WH36186605A**	365 231 253	**WH36186605Q**	246 331 053
			WH36186649C	365 331 283	**WH36186649A**	365 231 283	**WH36186649Q**	246 331 083
Serieschalter Schema 1/1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH36186400C**	365 381 203	**WH36186400A**	365 281 203	**WH36186400Q**	246 381 003
			WH36186403C	365 381 233	**WH36186403A**	365 281 233	**WH36186403Q**	246 381 033
			WH36186405C	365 381 253	**WH36186405A**	365 281 253	**WH36186405Q**	246 381 053
			WH36186449C	365 381 283	**WH36186449A**	365 281 283	**WH36186449Q**	246 381 083
Schwenktaster, Schliesser 1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH36186700C**	365 608 203	**WH36186700A**	365 708 203	**WH36186700Q**	246 606 003
			WH36186703C	365 608 233	**WH36186703A**	365 708 233	**WH36186703Q**	246 606 033
			WH36186705C	365 608 253	**WH36186705A**	365 708 253	**WH36186705Q**	246 606 053
			WH36186749C	365 608 283	**WH36186749A**	365 708 283	**WH36186749Q**	246 606 083
Schwenktaster, Schliesser 2-polig Einbautiefe 63 mm			**WH36186800C**	365 609 203	**WH36186800A**	365 709 203	**WH36186800Q**	246 607 003
			WH36186803C	365 609 233	**WH36186803A**	365 709 233	**WH36186803Q**	246 607 033
			WH36186805C	365 609 253	**WH36186805A**	365 709 253	**WH36186805Q**	246 607 053
			WH36186849C	365 609 283	**WH36186849A**	365 709 283	**WH36186849Q**	246 607 083
Schwenktaster, Wechsler Einbautiefe 63 mm			**WH36186900C**	365 619 203	**WH36186900A**	365 719 203	**WH36186900Q**	246 617 003
			WH36186903C	365 619 233	**WH36186903A**	365 719 233	**WH36186903Q**	246 617 033
			WH36186905C	365 619 253	**WH36186905A**	365 719 253	**WH36186905Q**	246 617 053
			WH36186949C	365 619 283	**WH36186949A**	365 719 283	**WH36186949Q**	246 617 083

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP21

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Typ: Kraus & Naimer Blue Line

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 544
▶ Seite 600

Bezeichnung Schliessplananlagen z.B. Kaba 8 ->Typ 1065A, B, D; Kaba 8, 20, Gemini S und Star -> Typ 1262 (Nachfolgetyp von 1062) A, B, C, D, und T; Keso Typ Nr. 16052.204.00.2H, 25 A 250 V		Farbe	**Unterputz** komplett 86 x 86 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** komplett 86 x 86 x 60 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Ausschalter Schema 0/1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH36226100C**	361 016 503	**WH36226100A**	361 016 203	**WH36226100Q**	246 016 003
			WH36226103C	361 016 533	**WH36226103A**	361 016 233	**WH36226103Q**	246 016 033
			WH36226105C	361 016 553	**WH36226105A**	361 016 253	**WH36226105Q**	246 016 053
			WH36226149C	361 016 583	**WH36226149A**	361 016 283	**WH36226149Q**	246 016 083
Ausschalter Schema 0/2-polig Einbautiefe 63 mm			**WH36226200C**	361 026 503	**WH36226200A**	361 026 203	**WH36226200Q**	246 026 003
			WH36226203C	361 026 533	**WH36226203A**	361 026 233	**WH36226203Q**	246 026 033
			WH36226205C	361 026 553	**WH36226205A**	361 026 253	**WH36226205Q**	246 026 053
			WH36226249C	361 026 583	**WH36226249A**	361 026 283	**WH36226249Q**	246 026 083
Ausschalter Schema 0/3-polig Einbautiefe 77 mm			**WH36226300C**	361 036 503	**WH36226300A**	361 036 203	**WH36226300Q**	246 036 003
			WH36226303C	361 036 533	**WH36226303A**	361 036 233	**WH36226303Q**	246 036 033
			WH36226305C	361 036 553	**WH36226305A**	361 036 253	**WH36226305Q**	246 036 053
			WH36226349C	361 036 583	**WH36226349A**	361 036 283	**WH36226349Q**	246 036 083
Umschalter Schema 2/1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH36226500C**	361 216 503	**WH36226500A**	361 216 203	**WH36226500Q**	246 216 003
			WH36226503C	361 216 533	**WH36226503A**	361 216 233	**WH36226503Q**	246 216 033
			WH36226505C	361 216 553	**WH36226505A**	361 216 253	**WH36226505Q**	246 216 053
			WH36226549C	361 216 583	**WH36226549A**	361 216 283	**WH36226549Q**	246 216 083
Umschalter Schema 5/1-polig, 0-1-2-3 Einbautiefe 77 mm			**WH36227200C**	361 516 503	**WH36227200A**	361 516 203	**WH36227200Q**	246 516 003
			WH36227203C	361 516 533	**WH36227203A**	361 516 233	**WH36227203Q**	246 516 033
			WH36227205C	361 516 553	**WH36227205A**	361 516 253	**WH36227205Q**	246 516 053
			WH36227249C	361 516 583	**WH36227249A**	361 516 283	**WH36227249Q**	246 516 083

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP21

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Typ: Kraus & Naimer Blue Line

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 544
▶ Seite 600

Bezeichnung Schliessplananlagen z.B. Kaba 8 ->Typ 1065A, B, D; Kaba 8, 20, Gemini S und Star -> Typ 1262 (Nachfolgetyp von 1062) A, B, C, D, und T; Keso Typ Nr. 16052.204.00.2H, 25 A 250 V		Farbe	**Unterputz** komplett 86 x 86 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** komplett 86 x 86 x 60 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Wechselschalter Schema 3/1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH36226600C**	361 316 503	**WH36226600A**	361 316 203	**WH36226600Q**	246 316 003
			WH36226603C	361 316 533	**WH36226603A**	361 316 233	**WH36226603Q**	246 316 033
			WH36226605C	361 316 553	**WH36226605A**	361 316 253	**WH36226605Q**	246 316 053
			WH36226649C	361 316 583	**WH36226649A**	361 316 283	**WH36226649Q**	246 316 083
Serieschalter Schema 1/1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH36226400C**	361 116 503	**WH36226400A**	361 116 203	**WH36226400Q**	246 116 003
			WH36226403C	361 116 533	**WH36226403A**	361 116 233	**WH36226403Q**	246 116 033
			WH36226405C	361 116 553	**WH36226405A**	361 116 253	**WH36226405Q**	246 116 053
			WH36226449C	361 116 583	**WH36226449A**	361 116 283	**WH36226449Q**	246 116 083
Schwenktaster, Schliesser 1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH36226700C**	364 708 603	**WH36226700A**	364 708 703	**WH36226700Q**	246 606 103
			WH36226703C	364 708 633	**WH36226703A**	364 708 733	**WH36226703Q**	246 606 133
			WH36226705C	364 708 653	**WH36226705A**	364 708 753	**WH36226705Q**	246 606 153
			WH36226749C	364 708 683	**WH36226749A**	364 708 783	**WH36226749Q**	246 606 183
Schwenktaster, Schliesser 2-polig Einbautiefe 63 mm			**WH36226800C**	364 709 603	**WH36226800A**	364 709 703	**WH36226800Q**	246 607 103
			WH36226803C	364 709 633	**WH36226803A**	364 709 733	**WH36226803Q**	246 607 133
			WH36226805C	364 709 653	**WH36226805A**	364 709 753	**WH36226805Q**	246 607 153
			WH36226849C	364 709 683	**WH36226849A**	364 709 783	**WH36226849Q**	246 607 183
Schwenktaster, Wechsler Einbautiefe 63 mm			**WH36226900C**	364 719 603	**WH36226900A**	364 719 603	**WH36226900Q**	246 617 103
			WH36226903C	364 719 633	**WH36226903A**	364 719 633	**WH36226903Q**	246 617 133
			WH36226905C	364 719 653	**WH36226905A**	364 719 653	**WH36226905Q**	246 617 153
			WH36226949C	364 719 683	**WH36226949A**	364 719 683	**WH36226949Q**	246 617 183

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP55

Temperaturbereich:
-25° bis +40°C

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 544
▶ Seite 600

Bezeichnung		Farbe	Unterputz komplett 86 x 86 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Unterputz für Kombinationen Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Aufputz komplett 86 x 86 x 60 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Nass-Storenschalter mechanisch 10 A, 250 V~ mit Steckklemmen Einbautiefe 23 mm			**WH36191300C**	367 051 003	**WH36191300A**	367 051 103	**WH36191300Q**	262 250 003
			WH36191303C	367 051 033	**WH36191303A**	367 051 133	**WH36191303Q**	262 250 033
			WH36191305C	367 051 053	**WH36191305A**	367 051 153	**WH36191305Q**	262 250 053
			WH36191349C	367 051 083	**WH36191349A**	367 051 183	**WH36191349Q**	262 250 083
Nass-Storentaster mechanisch 10 A, 250 V~ mit Steckklemmen Einbautiefe 23 mm			**WH36191400C**	367 061 003	**WH36191400A**	367 061 103	**WH36191400Q**	262 260 003
			WH36191403C	367 061 033	**WH36191403A**	367 061 133	**WH36191403Q**	262 260 033
			WH36191405C	367 061 053	**WH36191405A**	367 061 153	**WH36191405Q**	262 260 053
			WH36191449C	367 061 083	**WH36191449A**	367 061 183	**WH36191449Q**	262 260 083
Nass-Doppel Storenschalter mechanisch 10 A, 250 V~ mit Steckklemmen Einbautiefe 26 mm			**WH36191700C**	367 052 003	**WH36191700A**	367 052 103	**WH36191700Q**	262 252 003
			WH36191703C	367 052 033	**WH36191703A**	367 052 133	**WH36191703Q**	262 252 033
			WH36191705C	367 052 053	**WH36191705A**	367 052 153	**WH36191705Q**	262 252 053
			WH36191749C	367 052 083	**WH36191749A**	367 052 183	**WH36191749Q**	262 252 083
Nass-Doppel Storentaster mechanisch 10 A, 250 V~ mit Steckklemmen Einbautiefe 26 mm			**WH36191800C**	367 062 003	**WH36191800A**	367 062 103	**WH36191800Q**	262 262 003
			WH36191803C	367 062 033	**WH36191803A**	367 062 133	**WH36191803Q**	262 262 033
			WH36191805C	367 062 053	**WH36191805A**	367 062 153	**WH36191805Q**	262 262 053
			WH36191849C	367 062 083	**WH36191849A**	367 062 183	**WH36191849Q**	262 262 083

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP55

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 544
▶ Seite 600

Unterputz
komplett
86 x 86 mm

Unterputz
für Kombinationen

Aufputz
komplett
86 x 86 x 60 mm

Bezeichnung		Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Nass-Bewegungsmelder 180° 3 Draht mit Neutralleiter 250 V~ Einbautiefe 33 mm 2300VA Erfassungsdistanz: frontal 14 m, seitlich je 6 m Verzögerungszeit: 15 s bis 16 min Ansprechhelligkeit: 5 bis 2000 Lux			**WH36250800C**	545 330 003	**WH36250800A**	545 336 003	**WH36250800Q**	545 331 003
			WH36250803C	545 330 033	**WH36250803A**	545 336 033	**WH36250803Q**	545 331 033
			WH36250805C	545 330 053	**WH36250805A**	545 336 053	**WH36250805Q**	545 331 053
			WH36250849C	545 330 083	**WH36250849A**	545 336 083	**WH36250849Q**	545 331 083
Sonnerie-Drucktaster 250 V~ Einbautiefe 36 mm Bezeichnungsschild 48 x 11 mm			**WH36510200C**	963 712 003	**WH36510200A**	963 712 103	**WH36510200Q**	963 812 003
			WH36510203C	963 712 033	**WH36510203A**	963 712 133	**WH36510203Q**	963 812 033
			WH36510205C	963 712 053	**WH36510205A**	963 712 153	**WH36510205Q**	963 812 053
			WH36510249C	963 712 083	**WH36510249A**	963 712 183	**WH36510249Q**	963 812 083
Nass-Blindabdeckplatte			**WH36920400C**	374 160 003	**WH36920400A**	374 161 003	**WH36920400Q**	374 165 003
			WH36920403C	374 160 033	**WH36920403A**	374 161 033	**WH36920403Q**	374 165 033
			WH36920405C	374 160 053	**WH36920405A**	374 161 053	**WH36920405Q**	374 165 053
			WH36920449C	374 160 083	**WH36920449A**	374 161 083	**WH36920449Q**	374 165 083
LED Signalisation Signalweiss 1,4mW, 250VAC Helligkeitseinstellung Mit Schraubklemmen Einbautiefe 32mm			**WH36520100C**	368 000 003	**WH36520100A**	368 300 003	**WH36520100Q**	270 000 003
			WH36520103C	368 000 033	**WH36520103A**	368 300 033	**WH36520103Q**	270 000 033
			WH36520105C	368 000 053	**WH36520105A**	368 300 053	**WH36520105Q**	270 000 053
			WH36520149C	368 000 083	**WH36520149A**	368 300 083	**WH36520149Q**	270 000 083
LED Signalisation Blau 1,4mW, 250VAC Helligkeitseinstellung Mit Schraubklemmen Einbautiefe 32mm			**WH36520200C**	368 003 003	**WH36520200A**	368 303 003	**WH36520200Q**	270 003 003
			WH36520203C	368 003 033	**WH36520203A**	368 303 033	**WH36520203Q**	270 003 033
			WH36520205C	368 003 053	**WH36520205A**	368 303 053	**WH36520205Q**	270 003 053
			WH36520249C	368 003 083	**WH36520249A**	368 303 083	**WH36520249Q**	270 003 083
LED Signalisation Grün & Rot 1,4mW, 250VAC Einbautiefe 32mm			**WH36520300C**	368 002 003	**WH36520300A**	368 302 003	**WH36520300Q**	270 002 003
			WH36520303C	368 002 033	**WH36520303A**	368 302 033	**WH36520303Q**	270 002 033
			WH36520305C	368 002 053	**WH36520305A**	368 302 053	**WH36520305Q**	270 002 053
			WH36520349C	368 002 083	**WH36520349A**	368 302 083	**WH36520349Q**	270 002 083

Nass-Taster KNX:
Elektronischer Multifunktionstaster mit integriertem KNX-Busankoppler Twisted-Pair (TP)

Merkmale:
- Schutzart: IP55
- Betriebstemperatur: -5 °C bis +45 °C
- Gehäuse aus Thermoplast (ABS/PC)
- gute UV-Beständigkeit und halogenfrei
- 6 LED-Farben:
  Rot, Grün, Blau, Rot-Grün, Rot-Blau, Grün-Blau
  (Einzelfarben pro Taste nur bei KNX system (ETS) möglich)
- integrierter Temperatursensor
- integrierter Buzzer zur Standort-Ortung in der Installation
- Vertikaler und horizontaler Einbau möglich
- Beschriftungsfeld (austauschbar mit optionaler Blindabdeckung)
- Beschriftungsfeld (austauschbar mit optionalem Duroplastfeld, nicht bei KNX Taster mit IR-Empfänger)
- Signalweisse LED hinter dem Beschriftungsfeld
  (nur bei Taster mit LED)
- Inbetriebnahme ohne Frontabdeckung möglich
- Spannungsversorgung: Systemspannung 30 V (KNX)

Bezeichnung	Farbe	**Unterputz** komplett 86 x 86 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombination 86 x 86 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Aufputz** komplett 86 x 86 x 60 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Nass-Taster KNX ohne LED 2-fach		**WHTR40200C**	325 150 003	**WHTR40200A**	325 156 003	**WHTR40200Q**	205 151 003
		WHTR40203C	325 150 033	**WHTR40203A**	325 156 033	**WHTR40203Q**	205 151 033
		WHTR40205C	325 150 053	**WHTR40205A**	325 156 053	**WHTR40205Q**	205 151 053
		WHTR40249C	325 150 083	**WHTR40249A**	325 156 083	**WHTR40249Q**	205 151 083
Nass-Taster KNX ohne LED 4-fach		**WHTR40400C**	325 250 003	**WHTR40400A**	325 256 003	**WHTR40400Q**	205 251 003
		WHTR40403C	325 250 033	**WHTR40403A**	325 256 033	**WHTR40403Q**	205 251 033
		WHTR40405C	325 250 053	**WHTR40405A**	325 256 053	**WHTR40405Q**	205 251 053
		WHTR40449C	325 250 083	**WHTR40449A**	325 256 083	**WHTR40449Q**	205 251 083
Nass-Taster KNX ohne LED 6-fach		**WHTR40600C**	325 350 003	**WHTR40600A**	325 356 003	**WHTR40600Q**	205 351 003
		WHTR40603C	325 350 033	**WHTR40603A**	325 356 033	**WHTR40603Q**	205 351 033
		WHTR40605C	325 350 053	**WHTR40605A**	325 356 053	**WHTR40605Q**	205 351 053
		WHTR40649C	325 350 083	**WHTR40649A**	325 356 083	**WHTR40649Q**	205 351 083
Nass-Taster KNX mit RGB LED 2-fach		**WHTR41200C**	325 160 003	**WHTR41200A**	325 166 003	**WHTR41200Q**	205 161 003
		WHTR41203C	325 160 033	**WHTR41203A**	325 166 033	**WHTR41203Q**	205 161 033
		WHTR41205C	325 160 053	**WHTR41205A**	325 166 053	**WHTR41205Q**	205 161 053
		WHTR41249C	325 160 083	**WHTR41249A**	325 166 083	**WHTR41249Q**	205 161 083
Nass-Taster KNX mit RGB LED 4-fach		**WHTR41400C**	325 260 003	**WHTR41400A**	325 266 003	**WHTR41400Q**	205 261 003
		WHTR41403C	325 260 033	**WHTR41403A**	325 266 033	**WHTR41403Q**	205 261 033
		WHTR41405C	325 260 053	**WHTR41405A**	325 266 053	**WHTR41405Q**	205 261 053
		WHTR41449C	325 260 083	**WHTR41449A**	325 266 083	**WHTR41449Q**	205 261 083
Nass-Taster KNX mit RGB LED 6-fach		**WHTR41600C**	325 360 003	**WHTR41600A**	325 366 003	**WHTR41600Q**	205 361 003
		WHTR41603C	325 360 033	**WHTR41603A**	325 366 033	**WHTR41603Q**	205 361 033
		WHTR41605C	325 360 053	**WHTR41605A**	325 366 053	**WHTR41605Q**	205 361 053
		WHTR41649C	325 360 083	**WHTR41649A**	325 366 083	**WHTR41649Q**	205 361 083
Nass-Taster KNX mit RGB LED und IR-Empfäger 2-fach		**WHTR42200C**	325 170 003	**WHTR42200A**	325 176 003	**WHTR42200Q**	205 171 003
		WHTR42203C	325 170 033	**WHTR42203A**	325 176 033	**WHTR42203Q**	205 171 033
		WHTR42205C	325 170 053	**WHTR42205A**	325 176 053	**WHTR42205Q**	205 171 053
		WHTR42249C	325 170 083	**WHTR42249A**	325 176 083	**WHTR42249Q**	205 171 083
Nass-Taster KNX mit RGB LED und IR-Empfäger 4-fach		**WHTR42400C**	325 270 003	**WHTR42400A**	325 276 003	**WHTR42400Q**	205 271 003
		WHTR42403C	325 270 033	**WHTR42403A**	325 276 033	**WHTR42403Q**	205 271 033
		WHTR42405C	325 270 053	**WHTR42405A**	325 276 053	**WHTR42405Q**	205 271 053
		WHTR42449C	325 270 083	**WHTR42449A**	325 276 083	**WHTR42449Q**	205 271 083

Funktionen:
- Umschalten Taster / Wippe
- Taster UM, Schalten EIN, AUS
- Dimmen (1- und 2-Tasten-Bedienung)
- Zeitschalter
- Rollladen-/Jalousie
- Wert senden (1 byte und 2 byte)
- Auswahl der Betriebsart bei Heizungsfunktion
- Alarm
- Szenen (1 - 64)
- 2 Kanal Modus
- Stufenschalter
- Automatisierung deaktivieren
- Zwei Ebenen
- LED Rückmeldung / Konfiguration (WHTR41xxx)
- IR-Eingang (WHTR42xxx)

Lieferfarben:
Signalweiss, RAL 9010: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 600

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP55

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 544
▶ Seite 600

Bezeichnung Einbautiefe 20 mm		Farbe	**Unterputz** komplett 86 x 86 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** komplett 86 x 86 x 60 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Steckdose 1x RJ45, ungeschirmt RJ45 UTP 4-polig beschaltbar Anschlussschema: R3			**WH65400800C**	977 233 003	**WH65400800A**	977 533 003	**WH65400800Q**	977 833 003
			WH65400803C	977 233 033	**WH65400803A**	977 533 033	**WH65400803Q**	977 833 033
			WH65400805C	977 233 053	**WH65400805A**	977 533 053	**WH65400805Q**	977 833 053
			WH65400849C	977 233 083	**WH65400849A**	977 533 083	**WH65400849Q**	977 833 083
Steckdose 1x RJ45, geschirmt RJ45 Kat. 5e STP 8-polig beschaltbar Anschlussschema: R7			**WH65400900C**	977 215 003	**WH65400900A**	977 515 003	**WH65400900Q**	977 815 003
			WH65400903C	977 215 033	**WH65400903A**	977 515 033	**WH65400903Q**	977 815 033
			WH65400905C	977 215 053	**WH65400905A**	977 515 053	**WH65400905Q**	977 815 053
			WH65400949C	977 215 083	**WH65400949A**	977 515 083	**WH65400949Q**	977 815 083

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP55

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 544
Kompatibilität Keystone-Einsätze ▶ Seite 600
RJ45-Einsätze für HMS Montageset ▶ Seite 543

▶ Seite 600

Bezeichnung		Farbe	**Unterputz** komplett 86 x 86 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Aufputz** komplett 86 x 86 x 60 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Steckdose 2x RJ45, getrennt ungeschirmt RJ45 UTP 2x4-polig beschaltbar Anschlussschema: R4 Einbautiefe 20 mm			**WH65401200C**	977 239 003	**WH65401200A**	977 539 003	**WH65401200Q**	977 839 003
			WH65401203C	977 239 033	**WH65401203A**	977 539 033	**WH65401203Q**	977 839 033
			WH65401205C	977 239 053	**WH65401205A**	977 539 053	**WH65401205Q**	977 839 053
			WH65401249C	977 239 083	**WH65401249A**	977 539 083	**WH65401249Q**	977 839 083

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP55

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 544
Kompatibilität Keystone-Einsätze ▶ Seite 600
RJ45-Einsätze für HMS Montageset ▶ Seite 543

▶ Seite 600

Bezeichnung		Farbe	Unterputz komplett 86 x 86 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Unterputz für Kombinationen Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Aufputz komplett 86 x 86 x 60 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Montageset für HMS-Einsätze max. 2x RJ45			**WH65300400C**	378 186 003	**WH65300400A**	378 156 003	**WH65300400Q**	378 486 003
			WH65300403C	378 186 033	**WH65300403A**	378 156 033	**WH65300403Q**	378 486 033
			WH65300405C	378 186 053	**WH65300405A**	378 156 053	**WH65300405Q**	378 486 053
			WH65300449C	378 186 083	**WH65300449A**	378 156 083	**WH65300449Q**	378 486 083
Montageset für HMS-Einsätze max. 4x RJ45			**WH65300300C**	378 176 003	**WH65300300A**	378 116 003	**WH65300300Q**	378 476 003
			WH65300303C	378 176 033	**WH65300303A**	378 116 033	**WH65300303Q**	378 476 033
			WH65300305C	378 176 053	**WH65300305A**	378 116 053	**WH65300305Q**	378 476 053
			WH65300349C	378 176 083	**WH65300349A**	378 116 083	**WH65300349Q**	378 476 083
Montageset für Keystone-Einsätze 2x RJ45 Schrägauslass mit Multimediamodul inkl. 1 Blinddeckel und Bezeichnungsschild 42x9 mm			**WH65410100C**	877 260 503	**WH65410100A**	877 260 603	**WH65410100Q**	877 060 503
			WH65410103C	877 260 533	**WH65410103A**	877 260 633	**WH65410103Q**	877 060 533
			WH65410105C	877 260 553	**WH65410105A**	877 260 653	**WH65410105Q**	877 060 553
			WH65410149C	877 260 583	**WH65410149A**	877 260 683	**WH65410149Q**	877 060 583
Montageset für Multimedia-Module (M3) Flachauslass für ein Multimediamodul und Bezeichnungsschild 42x9 mm			**WH65141100C**	378 458 003	**WH65141100A**	378 448 003	**WH65141100Q**	378 478 003
			WH65141103C	378 458 033	**WH65141103A**	378 448 033	**WH65141103Q**	378 478 033
			WH65141105C	378 458 053	**WH65141105A**	378 448 053	**WH65141105Q**	378 478 053
			WH65141149C	378 458 083	**WH65141149A**	378 448 083	**WH65141149Q**	378 478 083
Montageset für R&M Schrägauslass mit Multimediamodul und Bezeichnungsschild 42x9mm			**WH65402200C**	877 261 503	**WH65402200A**	877 261 603	**WH65402200Q**	877 061 503
			WH65402203C	877 261 533	**WH65402203A**	877 261 633	**WH65402203Q**	877 061 533
			WH65402205C	877 261 553	**WH65402205A**	877 261 653	**WH65402205Q**	877 061 553
			WH65402249C	877 261 583	**WH65402249A**	877 261 683	**WH65402249Q**	877 061 583

Auf diesen Seiten finden Sie eine Produktzusammenfassung der passiven Komponenten zur strukturierten Verkabelung im Feldverteiler media nach DIN EN 50173-4.

HMS-Einsatz RJ45:
- Kombinierte Schirmung und Zugentlastung
- Eindeutige Anschlusskennzeichnung (EIA/TIA 568 A/B)
- Kat. 5e, Kat. 6 und Kat. 6A
- Keystone Modul
- Selbstschneidende Kontakte
- Steckverbindung RJ45
- Anschluss: Draht AWG 23-25, Litze 7-fach AWG 24-26

▶ Seite 600

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e UTP			
- Kat. 5e UTP ungeschirmt			
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e UTP	1	**WH70290300Z**	977 731 003
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e UTP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70295300Z**	977 731 103
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e STP			
- Kat. 5e STP geschirmt			
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e STP	1	**WH70290200Z**	977 701 003
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e STP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70295200Z**	977 701 103
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 UTP			
- Kat. 6 UTP ungeschirmt			
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 UTP	1	**WH70310200Z**	977 731 013
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 UTP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70315200Z**	977 731 113
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 STP			
- Kat. 6 STP geschirmt			
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 STP	1	**WH70300200Z**	977 701 013
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 STP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70305200Z**	977 701 113
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6A UTP			
- Kat. 6A UTP ungeschirmt			
HMS Einsatz RJ45 Kat. 6A UTP	1	**WH70310300Z**	977 732 013
HMS Einsatz RJ45 Kat. 6A UTP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70315300Z**	977 732 113
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6A STP			
- Kat. 6A STP geschirmt			
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6A STP	1	**WH70300300Z**	977 701 023
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6A STP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70305300Z**	977 701 123
Blinddeckel zu HMS			
Blinddeckel zu HMS, Weiss	1	**WH76410200Z**	377 990 003
Blinddeckel zu HMS, Schwarz	1	**WH76410205Z**	966 731 933
Blinddeckel zu HMS (Set à 100 Stk.), weiss	1	**WH76415200Z**	377 990 103
Blinddeckel zu HMS (Set à 100 Stk.), schwarz	1	**WH76415205Z**	966 731 943

WH70290300Z

WH70290200Z

WH70310200Z

WH70300200Z

WH70310300Z

WH70300300Z

WH76410200Z

Material:
- UP-Montageplatte aus Aluminium mit Schaumstoffdichtung
- AP-Nass-Gehäuse aus Thermoplast

▶ Seite 600

WH36950182Z

UP-Nass-Montageplatte

für den Einbau von Kombinationsapparaten
Gr. I (84 x 84 mm)

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
UP-Nass-Montageplatte	1	**WH36950182Z**	374 129 083

WH36950200Z

UP-Nass-Montageplatte

für den Einbau von Kombinationsapparaten
Gr. 2x1 / 1x2 (186 x 86 mm)

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
UP-Nass-Montageplatte, Signalweiss	1	**WH36950200Z**	374 299 003
UP-Nass-Montageplatte, Grau	1	**WH36950203Z**	374 299 033
UP-Nass-Montageplatte, Schwarz	1	**WH36950205Z**	374 299 053
UP-Nass-Montageplatte, Aluminium	1	**WH36950249Z**	374 299 083

WH36950300Z

UP-Nass-Montageplatte

für den Einbau von Kombinationsapparaten
Gr. 3x1 / 1x3 (286 x 86 mm)

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
UP-Nass-Montageplatte, Signalweiss	1	**WH36950300Z**	374 339 003
UP-Nass-Montageplatte, Grau	1	**WH36950303Z**	374 339 033
UP-Nass-Montageplatte, Schwarz	1	**WH36950305Z**	374 339 053
UP-Nass-Montageplatte, Aluminium	1	**WH36950349Z**	374 339 083

Material:
- UP-Montageplatte aus Aluminium mit Schaumstoffdichtung
- AP-Nass-Gehäuse aus Thermoplast

▶ Seite 600

WH36960100Z

AP-Nass-Gehäuse

mit 1x M20 und 2x M20 ideale Länge der Stoffbuchse = 10mm
Gr. I (86 x 86 x 48 mm)

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
AP-Nass-Gehäuse, Signalweiss	1	**WH36960100Z**	284 077 003
AP-Nass-Gehäuse, Grau	1	**WH36960103Z**	284 077 033
AP-Nass-Gehäuse, Schwarz	1	**WH36960105Z**	284 077 053
AP-Nass-Gehäuse, Aluminium	1	**WH36960149Z**	284 077 083

WH36960200Z

AP-Nass-Gehäuse

mit 1x M20 und 2x M20
Gr. 2x1 / 1x2 (180 x 86 x 48 mm)

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
AP-Nass-Gehäuse, Signalweiss	1	**WH36960200Z**	284 082 003
AP-Nass-Gehäuse, Grau	1	**WH36960203Z**	284 082 033
AP-Nass-Gehäuse, Schwarz	1	**WH36960205Z**	284 082 053
AP-Nass-Gehäuse, Aluminium	1	**WH36960249Z**	284 082 083

WH36960400Z

AP Nass-Gehäuse

mit 1x M20 und 2x M29
Gr. 3x1 / 1x3 (275 x 86 x 48 mm)

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
AP Nass-Gehäuse, Signalweiss	1	**WH36960400Z**	284 083 003
AP Nass-Gehäuse, Grau	1	**WH36960403Z**	284 083 033
AP-Nass-Gehäuse, Schwarz	1	**WH36960405Z**	284 083 053
AP-Nass-Gehäuse, Aluminium	1	**WH36960449Z**	284 083 083

WH36960300Z

Erhöhungsrahmen

(86 x 86 x 19 mm)

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Erhöhungsrahmen, Signalweiss	1	**WH36960300Z**	284 006 803
Erhöhungsrahmen, Grau	1	**WH36960303Z**	284 006 833
Erhöhungsrahmen, Schwarz	1	**WH36960305Z**	284 006 853
Erhöhungsrahmen, Aluminium	1	**WH36960349Z**	284 006 883

WH36990205Z

robusto Schrauben Länge 16mm

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
robusto Schrauben (set à 20 Stk), Edelstahl	1	**WH36990290Z**	160 215 003
robusto Schraube Schwarz (set à 40 Stk)	1	**WH36990205Z**	160 211 023
robusto Schraube Schwarz (set à 100 Stk)	1	**WH36990305Z**	160 211 013

WH36990491Z

robusto Vandalensichere Schraube Länge 16 mm

inkl. Bit 2-Loch-Antrieb

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
robusto Vandalensichere Schraube (Set à 20 Stk), Edelstahl	1	**WH36990491Z**	160 211 043
robusto Vandalensichere Schraube (set à 100 Stk), Edelstahl	1	**WH36990591Z**	160 211 033
robusto Vandalensichere Schrauben (set à 20 Stk), Schwarz	1	**WH36990405Z**	160 215 023
robusto Vandalensichere Schrauben (set à 100 Stk), Schwarz	1	**WH36990505Z**	160 215 013

WH36990405Z

WH36950200Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
UP Kopfzeile 2-teilig			
- mit Montageplatte Gr. 2x1 / 1x2 (186 x 86 mm) - Inkl. Mehrpreis für Apparate-Einbau			
UP-Kopfzeile senkrecht 2x1, Signalweiss	1	**WH36910100C**	387 121 003
UP-Kopfzeile senkrecht 2x1, Grau	1	**WH36910103C**	387 121 033
UP-Kopfzeile senkrecht 2x1, Schwarz	1	**WH36910105C**	387 121 053
UP-Kopfzeile senkrecht 2x1, Aluminium	1	**WH36910149C**	387 121 083
UP-Kopfzeile waagrecht 1x2, Signalweiss	1	**WH36910200C**	387 112 003
UP-Kopfzeile waagrecht 1x2, Grau	1	**WH36910203C**	387 112 033
UP-Kopfzeile waagrecht 1x2, Schwarz	1	**WH36910205C**	387 112 053
UP-Kopfzeile waagrecht 1x2, Aluminium	1	**WH36910249C**	387 112 083

WH36950300Z

UP Kopfzeile 3-teilig			
- mit Montageplatte Gr. 3x1 / 1x3 (286 x 86 mm) - Inkl. Mehrpreis für Apparate-Einbau			
UP-Kopfzeile senkrecht 3x1, Signalweiss	1	**WH36910300C**	387 131 003
UP-Kopfzeile senkrecht 3x1, Grau	1	**WH36910303C**	387 131 033
UP-Kopfzeile senkrecht 3x1, Schwarz	1	**WH36910305C**	387 131 053
UP-Kopfzeile senkrecht 3x1, Aluminium	1	**WH36910349C**	387 131 083
UP-Kopfzeile waagrecht 1x3, Signalweiss	1	**WH36910400C**	387 113 003
UP-Kopfzeile waagrecht 1x3, Grau	1	**WH36910403C**	387 113 033
UP-Kopfzeile waagrecht 1x3, Schwarz	1	**WH36910405C**	387 113 053
UP-Kopfzeile waagrecht 1x3, Aluminium	1	**WH36910449C**	387 113 083

WH36960200Z

AP Kopfzeile 2-teilig			
- mit AP-Gehäuse Gr. 2x1 / 1x2 (186 x 86 mm) - Inkl. Mehrpreis für Apparate-Einbau			
AP-Kopfzeile senkrecht 2x1, Signalweiss	1	**WH36910100Q**	284 121 003
AP-Kopfzeile senkrecht 2x1, Grau	1	**WH36910103Q**	284 121 033
AP-Kopfzeile senkrecht 2x1, Schwarz	1	**WH36910105Q**	284 121 053
AP-Kopfzeile senkrecht 2x1, Aluminium	1	**WH36910149Q**	284 121 083
AP-Kopfzeile waagrecht 1x2, Signalweiss	1	**WH36910200Q**	284 112 003
AP-Kopfzeile waagrecht 1x2, Grau	1	**WH36910203Q**	284 112 033
AP-Kopfzeile waagrecht 1x2, Schwarz	1	**WH36910205Q**	284 112 053
AP-Kopfzeile waagrecht 1x2, Aluminium	1	**WH36910249Q**	284 112 083

WH36960400Q

AP Kopfzeile 3-teilig			
- mit AP Gehäuse Gr. 3x1/1x3 (275x 86mm) - inkl. Mehrpreis für Apparate-Einbau			
AP-Kopfzeile senkrecht 3x1, Signalweiss	1	**WH36960400Q**	284 122 003
AP-Kopfzeile senkrecht 3x1, Grau	1	**WH36960403Q**	284 122 033
AP-Kopfzeile senkrecht 3x1, Schwarz	1	**WH36960405Q**	284 122 053
AP-Kopfzeile senkrecht 3x1, Aluminium	1	**WH36960449Q**	284 122 083
AP-Kopfzeile waagrecht 1x3, Signalweiss	1	**WH36960500Q**	284 113 003
AP-Kopfzeile waagrecht 1x3, Grau	1	**WH36960503Q**	284 113 033
AP-Kopfzeile waagrecht 1x3, Schwarz	1	**WH36960505Q**	284 113 053
AP-Kopfzeile waagrecht 1x3, Aluminium	1	**WH36960549Q**	284 113 083

Material:
- UP-Montageplatte aus Aluminium mit Schaumstoffdichtung
- AP-Nass-Gehäuse aus Thermoplast

▶ Seite 600

WH36960500Z

Nass-Oberteil mit Membrane zu Schalter und Taster

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Oberteil Schalter/Taster, Signalweiss	1	**WH36960500Z**	360 936 003
Oberteil Schalter/Taster, Grau	1	**WH36960503Z**	360 936 033
Oberteil Schalter/Taster, Schwarz	1	**WH36960505Z**	360 936 053
Oberteil Schalter/Taster, Aluminium	1	**WH36960549Z**	360 936 083

WH36961900Z

Nass-Oberteil mit Membrane zu Einfach- Storenschalter und Storentaster

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Oberteil Storenschalter/-taster, Signalweiss	1	**WH36961900Z**	360 937 003
Oberteil Storenschalter/-taster, Grau	1	**WH36961903Z**	360 937 033
Oberteil Storenschalter/-taster, Schwarz	1	**WH36961905Z**	360 937 053
Oberteil Storenschalter/-taster, Aluminium	1	**WH36961949Z**	360 937 083

WH36962000Z

Nass-Oberteil mit Membrane zu Doppelstorenschalter, -Taster

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Oberteil Doppelstorenschalter, -Taster, Signalweiss	1	**WH36962000Z**	378 049 003
Oberteil Doppelstorenschalter, -Taster, Grau	1	**WH36962003Z**	378 049 033
Oberteil Doppelstorenschalter, -Taster, Schwarz	1	**WH36962005Z**	378 049 053
Oberteil Doppelstorenschalter, -Taster, Aluminium	1	**WH36962049Z**	378 049 083

WH36962100Z

Nass-Oberteil mit Membrane zu KNX-Tastsensoren, und Systo

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Oberteil KNX-Tastsensoren & Systo, Signalweiss	1	**WH36962100Z**	378 050 003
Oberteil KNX-Tastsensoren & Systo, Grau	1	**WH36962103Z**	378 050 033
Oberteil KNX-Tastsensoren & Systo, Schwarz	1	**WH36962105Z**	378 050 053
Oberteil KNX-Tastsensoren & Systo, Aluminium	1	**WH36962149Z**	378 050 083

WH36250800Z

Nass-Oberteil zu Bewegungsmelder

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Oberteil Bewegungsmelder, Signalweiss	1	**WH36250800Z**	377 014 003
Oberteil Bewegungsmelder, Grau	1	**WH36250803Z**	377 014 033
Oberteil Bewegungsmelder, Schwarz	1	**WH36250805Z**	377 014 053
Oberteil Bewegungsmelder, Aluminium	1	**WH36250849Z**	377 014 083

WH36510200Z

Nass-Oberteil zu Sonnerietaster

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Oberteil Sonnerietaster, Signalweiss	1	**WH36510200Z**	360 938 003
Oberteil Sonnerietaster, Grau	1	**WH36510203Z**	360 938 033
Oberteil Sonnerietaster, Schwarz	1	**WH36510205Z**	360 938 053
Oberteil Sonnerietaster, Aluminium	1	**WH36510249Z**	360 938 083

WH36511200Z

Bezeichnungsschild zu Sonnerietaster

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Bezeichnungsschild (Set à 10 Stk), Weiss	1	**WH36511200Z**	173 323 003
Bezeichnungsschild (Set à 10 Stk), Schwarz	1	**WH36511205Z**	173 323 053

WH36963000Z

Nass-Oberteil IP55 nach SN 441011

für Steckdosen nach SN 441011
mit blauer Runddichtung

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Oberteil IP55 nach SN 441011, Signalweiss	1	**WH36963000Z**	643 098 003
Oberteil IP55 nach SN 441011, Grau	1	**WH36963003Z**	643 098 033
Oberteil IP55 nach SN 441011, Schwarz	1	**WH36963005Z**	643 098 053
Oberteil IP55 nach SN 441011, Aluminium	1	**WH36963049Z**	643 098 083

WH36963100Z

Nass-Oberteil IP55 nach SN 441011, für Statusanzeige

Für Steckdosen nach SN 441011
mit blauer Dichtung und Linse

Oberteil IP55 nach SN 441011, mit Statusanzeige, Signalweiss	1	**WH36963100Z**	643 100 003
Oberteil IP55 nach SN 441011, mit Statusanzeige, Grau	1	**WH36963103Z**	643 100 033
Oberteil IP55 nach SN 441011, mit Statusanzeige, Schwarz	1	**WH36963105Z**	643 100 053
Oberteil IP55 nach SN 441011, mit Statusanzeige, Aluminium	1	**WH36963149Z**	643 100 083

WH39968212Z

LED-Steckfassung

für Steckdosen nach SN 441011
LED grün, 230V

LED Steckfassung grün für IP55	1	**WH39968212Z**	209 965 103

WH36992090Z

Set für abschliessbarer Klappdeckel IP55 nach SN 441011

bestehend aus 2 Schrauben & 1 Bolzen

Set für abschliessbarer Klappdeckel IP55 nach SN 441011	1	**WH36992090Z**	378 902 993
Vorhängeschloss mit 3 Schlüsseln	1	**S014**	807 994 004

S014

WH36992190Z WH36992105Z

robusto Schrauben Länge 26 mm
für Oberteil IP55 nach SN441011

robusto Schrauben (set à 20 Stk), Edelstahl	1	**WH36992190Z**	160 215 103
robusto Schrauben (set à 40 Stk), Schwarz	1	**WH36992105Z**	160 215 123
robusto Schrauben (set à 100 Stk), Schwarz	1	**WH36992205Z**	160 215 113



WH36992390Z

robusto Vandalensichere Schrauben Länge 26 mm
für Oberteil IP55 nach SN441011

inkl. Bit 2-Loch Antrieb

robusto Vandalensichere Schrauben (set à 20 Stk), Edelstahl	1	**WH36992390Z**	160 215 143
robusto Vandalensichere Schrauben (set à 100 Stk), Edelstahl	1	**WH36992490Z**	160 215 133
robusto Vandalensichere Schrauben (set à 20 Stk), Schwarz	1	**WH36992305Z**	160 215 163
robusto Vandalensichere Schrauben (set à 100 Stk), Schwarz	1	**WH36992405Z**	160 215 153

WH36992305Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr

WH36960600Z

Nass-Oberteil mit Klappdeckel

für 2-Punkte Befestigung
mit Reduzierfrontscheibe Ø 58 – 43 mm

Oberteil mit Klappdeckel, Signalweiss	1	**WH36960600Z**	643 093 003
Oberteil mit Klappdeckel, Grau	1	**WH36960603Z**	643 093 033
Oberteil mit Klappdeckel, Schwarz	1	**WH36960605Z**	643 093 053
Oberteil mit Klappdeckel, Aluminium	1	**WH36960649Z**	643 093 083

WH36960800Z

Nass-Oberteil vertieft mit Klappdeckel

für 2-Punkte Befestigung mit Adapterring 14 mm für Einbau von z. B. SIDOS T13/23
mit Reduzierfrontscheibe Ø 58 – 43 mm
und Erhöhungsrahmen 19 mm

Oberteil vertieft mit Klappdeckel, Signalweiss	1	**WH36960800Z**	643 095 003
Oberteil vertieft mit Klappdeckel, Grau	1	**WH36960803Z**	643 095 033
Oberteil vertieft mit Klappdeckel, Schwarz	1	**WH36960805Z**	643 095 053
Oberteil vertieft mit Klappdeckel, Aluminium	1	**WH36960849Z**	643 095 083

WH36960700Z

Nass-Oberteil mit Klappdeckel

für 3-Punkte Befestigung

Oberteil mit Klappdeckel, Signalweiss	1	**WH36960700Z**	643 094 003
Oberteil mit Klappdeckel, Grau	1	**WH36960703Z**	643 094 033
Oberteil mit Klappdeckel, Schwarz	1	**WH36960705Z**	643 094 053
Oberteil mit Klappdeckel, Aluminium	1	**WH36960749Z**	643 094 083

WH36960900Z

Nass-Oberteil ohne Klappdeckel

für 2-Punkte Befestigung
zu Steckdosen ohne Klappdeckel
Typ 13, 2x13, 15, 23 und 25

Oberteil ohne Klappdeckel, Signalweiss	1	**WH36960900Z**	643 096 003
Oberteil ohne Klappdeckel, Grau	1	**WH36960903Z**	643 096 033
Oberteil ohne Klappdeckel, Schwarz	1	**WH36960905Z**	643 096 053
Oberteil ohne Klappdeckel, Aluminium	1	**WH36960949Z**	643 096 083

WH36961000Z

Nass-Oberteil ohne Klappdeckel

für 3-Punkte Befestigung,
zu Steckdosen ohne Klappdeckel
Typ 3x13

Oberteil ohne Klappdeckel, Signalweiss	1	**WH36961000Z**	643 097 003
Oberteil ohne Klappdeckel, Grau	1	**WH36961003Z**	643 097 033
Oberteil ohne Klappdeckel, Schwarz	1	**WH36961005Z**	643 097 053
Oberteil ohne Klappdeckel, Aluminium	1	**WH36961049Z**	643 097 083

WH36990190Z

Set für abschliessbarer Klappdeckel

bestehend aus 2 Schrauben & 1 Bolzen

Set für abschliessbarer Klappdeckel	1	**WH36990190Z**	378 901 993
Vorhängeschloss mit 3 Schlüsseln	1	**S014**	807 994 004

S014

WH11580300H

WH11622300H

WH11642300H

WH11642700H

WH11593200H

WH11585300H

WH11585400H

WH11625300H

WH11645300H

WH11596200H

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Front 1x Typ 13			
Front 1x Typ 13 mit Steckklemmen, weiss	1	**WH11580300H**	377 260 003
Front 1x Typ 13 mit Steckklemmen, schwarz	1	**WH11580305H**	377 260 053
Front 2x Typ 13			
Front 2x Typ 13 mit Steckklemmen, weiss	1	**WH11622300H**	377 896 203
Front 2x Typ 13 mit Steckklemmen, schwarz	1	**WH11622305H**	377 896 253
Front 3x Typ 13			
Front 3x Typ 13 mit Steckklemmen, weiss	1	**WH11642300H**	377 898 203
Front 3x Typ 13 mit Steckklemmen, schwarz	1	**WH11642305H**	377 898 253
Front 3x Typ 13			
Front 3x Typ 13, 1xS, mit Steckklemmen, weiss	1	**WH11642700H**	377 899 203
Front 3x Typ 13, 1xS, mit Steckklemmen, schwarz	1	**WH11642705H**	377 899 253
Front Typ 15			
Front Typ 15 mit Steckklemmen oder Schraubklemmen, weiss	1	**WH11593200H**	378 821 103
Front Typ 15 mit Steckklemmen oder Schraubklemmen, schwarz	1	**WH11593205H**	378 821 153
Front 1x Typ 23			
Front 1x Typ 23 mit Steckklemmen, weiss	1	**WH11585300H**	377 285 003
Front 1x Typ 23 mit Steckklemmen, schwarz	1	**WH11585305H**	377 285 053
Front 1x Typ 23			
Front 1x Typ 23 mit Schraubklemmen, weiss	1	**WH11585400H**	377 284 003
Front 1x Typ 23 mit Schraubklemmen, schwarz	1	**WH11585405H**	377 284 053
Front 2x Typ 23			
Front 2x Typ 23 mit Steckklemmen, weiss	1	**WH11625300H**	377 474 603
Front 2x Typ 23 mit Steckklemmen, schwarz	1	**WH11625305H**	377 474 653
Front 3x Typ 23			
Front 3x Typ 23 mit Steckklemmen, weiss	1	**WH11645300H**	377 900 303
Front 3x Typ 23 mit Steckklemmen, schwarz	1	**WH11645305H**	377 900 353
Front Typ 25			
Front Typ 25 mit Steckklemmen oder Schraubklemmen, weiss	1	**WH11596200H**	378 823 103
Front Typ 25 mit Steckklemmen oder Schraubklemmen, schwarz	1	**WH11596205H**	378 823 153

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr

WH36961100Z

Front zu Einfach-Nass-Steckdosen

Typ 13 ohne Klappdeckel

Front T13, Signalweiss	1	**WH36961100Z**	643 081 003
Front T13, Grau	1	**WH36961103Z**	643 081 033
Front T13, Schwarz	1	**WH36961105Z**	643 081 053
Front T13, Aluminium	1	**WH36961149Z**	643 081 083

WH36961200Z

Front zu Zweifach-Nass-Steckdosen

Typ 13 ohne Klappdeckel

Front 2xT13, Signalweiss	1	**WH36961200Z**	643 082 003
Front 2xT13, Grau	1	**WH36961203Z**	643 082 033
Front 2xT13, Schwarz	1	**WH36961205Z**	643 082 053
Front 2xT13, Aluminium	1	**WH36961249Z**	643 082 083

WH36961300Z

Front zu Dreifach-Nass-Steckdosen

Typ 13 ohne Klappdeckel

Front 3x T13 parallel, Signalweiss	1	**WH36961300Z**	643 083 003
Front 3x T13 parallel, Grau	1	**WH36961303Z**	643 083 033
Front 3x T13 parallel, Schwarz	1	**WH36961305Z**	643 083 053
Front 3xT13, Aluminium	1	**WH36961349Z**	643 083 083

WH36961400Z

Front zu Dreifach-Nass-Steckdosen

Typ 13 ohne Klappdeckel

Front 3x T13 1x getrennt, Signalweiss	1	**WH36961400Z**	643 084 003
Front 3x T13 1x getrennt, Grau	1	**WH36961403Z**	643 084 033
Front 3x T13 1x getrennt, Schwarz	1	**WH36961405Z**	643 084 053
Front 3xT13 1x getrennt, Aluminium	1	**WH36961449Z**	643 084 083

WH36962300Z

Front zu Nass-Steckdosen

Typ 15 ohne Klappdeckel

Front T15, Signalweiss	1	**WH36962300Z**	378 824 003
Front T15, Grau	1	**WH36962303Z**	378 824 033
Front T15, Schwarz	1	**WH36962305Z**	378 824 053
Front T15, Aluminium	1	**WH36962349Z**	378 824 083

WH36961600Z

Front zu Einfach-Nass-Steckdosen

Typ 23 ohne Klappdeckel

Front T23, Signalweiss	1	**WH36961600Z**	643 086 003
Front T23, Grau	1	**WH36961603Z**	643 086 033
Front T23, Schwarz	1	**WH36961605Z**	643 086 053
Front T23, Aluminium	1	**WH36961649Z**	643 086 083

WH36961700Z

WH36962400Z

WH36962200Z

Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Front zu Zweifach-Nass-Steckdosen			
Typ 23 ohne Klappdeckel			
Front 2x T23, Signalweiss	1	**WH36961700Z**	643 087 003
Front 2x T23, Grau	1	**WH36961703Z**	643 087 033
Front 2x T23, Schwarz	1	**WH36961705Z**	643 087 053
Front 2x T23, Aluminium	1	**WH36961749Z**	643 087 083
Front zu Einfach-Nass-Steckdosen			
Typ 25 ohne Klappdeckel			
Front T25, Signalweiss	1	**WH36962400Z**	378 825 003
Front T25, Grau	1	**WH36962403Z**	378 825 033
Front T25, Schwarz	1	**WH36962405Z**	378 825 053
Front T25, Aluminium	1	**WH36962449Z**	378 825 083
Front zu Dreifach-Nass-Steckdosen			
Typ 23 ohne Klappdeckel			
Front 3x T23, Signalweiss	1	**WH36962200Z**	643 088 003
Front 3x T23, Grau	1	**WH36962203Z**	643 088 033
Front 3x T23, Schwarz	1	**WH36962205Z**	643 088 053
Front 3xT23, Aluminium	1	**WH36962249Z**	643 088 083

Material:
- Montageplatte aus Aluminium

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 600

WH36072100Z

WH36072200Z

WH36072300Z

WH36072400Z

WH36072500Z


WH36072600Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Kombinationsplatte 2x1, 225x125mm			
Kombinationsplatte 2x1, signalweiss	1	**WH36072100Z**	374 219 003
Kombinationsplatte 2x1, grau	1	**WH36072103Z**	374 219 033
Kombinationsplatte 2x1, schwarz	1	**WH36072105Z**	374 219 053
Kombinationsplatte 2x1, aluminium	1	**WH36072149Z**	374 219 083
Kombinationsplatte 3x1, 325x125mm			
Kombinationsplatte 3x1, signalweiss	1	**WH36072200Z**	374 319 003
Kombinationsplatte 3x1, grau	1	**WH36072203Z**	374 319 033
Kombinationsplatte 3x1, schwarz	1	**WH36072205Z**	374 319 053
Kombinationsplatte 3x1, aluminium	1	**WH36072249Z**	374 319 083
Kombinationsplatte 4x1, 425x125mm			
Kombinationsplatte 4x1, signalweiss	1	**WH36072300Z**	374 419 003
Kombinationsplatte 4x1, grau	1	**WH36072303Z**	374 419 033
Kombinationsplatte 4x1, schwarz	1	**WH36072305Z**	374 419 053
Kombinationsplatte 4x1, aluminium	1	**WH36072349Z**	374 419 083
Kombinationsplatte 2x2, 225x225mm			
Kombinationsplatte 2x2, signalweiss	1	**WH36072400Z**	374 229 003
Kombinationsplatte 2x2, grau	1	**WH36072403Z**	374 229 033
Kombinationsplatte 2x2, schwarz	1	**WH36072405Z**	374 229 053
Kombinationsplatte 2x2, aluminium	1	**WH36072449Z**	374 229 083
Kombinationsplatte 3x2, 325x225mm			
Kombinationsplatte 3x2, signalweiss	1	**WH36072500Z**	374 329 003
Kombinationsplatte 3x2, grau	1	**WH36072503Z**	374 329 033
Kombinationsplatte 3x2, schwarz	1	**WH36072505Z**	374 329 053
Kombinationsplatte 3x2, aluminium	1	**WH36072549Z**	374 329 083
Kombinationsplatte 4x2, 425x225mm			
Kombinationsplatte 4x2, signalweiss	1	**WH36072600Z**	374 429 003
Kombinationsplatte 4x2, grau	1	**WH36072603Z**	374 429 033
Kombinationsplatte 4x2, schwarz	1	**WH36072605Z**	374 429 053
Kombinationsplatte 4x2, aluminium	1	**WH36072649Z**	374 429 083

WH36072700Z

WH36072800Z

WH36072900Z

Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Kombinationsplatte 3x3, 325x325mm			
Kombinationsplatte 3x3, signalweiss	1	**WH36072700Z**	374 359 003
Kombinationsplatte 3x3, grau	1	**WH36072703Z**	374 359 033
Kombinationsplatte 3x3, schwarz	1	**WH36072705Z**	374 359 053
Kombinationsplatte 3x3, aluminium	1	**WH36072749Z**	374 359 083
Kombinationsplatte 4x3, 425x325mm			
Kombinationsplatte 4x3, signalweiss	1	**WH36072800Z**	374 439 003
Kombinationsplatte 4x3, grau	1	**WH36072803Z**	374 439 033
Kombinationsplatte 4x3, schwarz	1	**WH36072805Z**	374 439 053
Kombinationsplatte 4x3, aluminium	1	**WH36072849Z**	374 439 083
Kombinationsplatte 4x4, 425x425mm			
Kombinationsplatte 4x4, signalweiss	1	**WH36072900Z**	374 449 003
Kombinationsplatte 4x4, grau	1	**WH36072903Z**	374 449 033
Kombinationsplatte 4x4, schwarz	1	**WH36072905Z**	374 449 053
Kombinationsplatte 4x4, aluminium	1	**WH36072949Z**	374 449 083

Material: - Einlasskästen und AP-Rahmen aus Holz

▶ Seite 600

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WH36991160D	**Einlasskasten 2x1, 215x115x80mm**			
	Einlasskasten 2x1	1	**WH36991160D**	370 542 103
WH36991260D	**Einlasskasten 3x1, 315x115x80mm**			
	Einlasskasten 3x1	1	**WH36991260D**	370 543 103
WH36991360D	**Einlasskasten 4x1, 415x115x80mm**			
	Einlasskasten 4x1	1	**WH36991360D**	370 544 103
WH36991460D	**Einlasskasten 2x2, 215x215x80mm**			
	Einlasskasten 2x2	1	**WH36991460D**	370 542 203
WH36991560D	**Einlasskasten 3x2, 315x215x80mm**			
	Einlasskasten 3x2	1	**WH36991560D**	370 543 203
WH36991660D	**Einlasskasten 4x2, 415x215x80mm**			
	Einlasskasten 4x2	1	**WH36991660D**	370 544 203
WH36991760D	**Einlasskasten 3x3, 315x315x80mm**			
	Einlasskasten 3x3	1	**WH36991760D**	370 543 303
WH36991860D	**Einlasskasten 4x3, 415x315x80mm**			
	Einlasskasten 4x3	1	**WH36991860D**	370 544 303
WH36991960D	**Einlasskasten 4x4, 415x415x80mm**			
	Einlasskasten 4x4	1	**WH36991960D**	370 544 403

	Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
WH36991160Q	**AP-Rahmen 2x1, 230x130x80mm**			
	AP-Rahmen 2x1	1	**WH36991160Q**	370 552 103
WH36991260Q	**AP-Rahmen 3x1, 330x130x80mm**			
	AP-Rahmen 3x1	1	**WH36991260Q**	370 553 103
WH36991360Q	**AP-Rahmen 4x1, 430x130x80mm**			
	AP-Rahmen 4x1	1	**WH36991360Q**	370 554 103
WH36991460Q	**AP-Rahmen 2x2, 230x230x80mm**			
	AP-Rahmen 2x2	1	**WH36991460Q**	370 552 203
WH36991560Q	**AP-Rahmen 3x2, 330x230x80mm**			
	AP-Rahmen 3x2	1	**WH36991560Q**	370 553 203
WH36991660Q	**AP-Rahmen 4x2, 430x230x80mm**			
	AP-Rahmen 4x2	1	**WH36991660Q**	370 554 203
WH36991760Q	**AP-Rahmen 3x3, 330x330x80mm**			
	AP-Rahmen 3x3	1	**WH36991760Q**	370 553 303
WH36991860Q	**AP-Rahmen 4x3, 430x330x80mm**			
	AP-Rahmen 4x3	1	**WH36991860Q**	370 554 303
WH36991960Q	**AP-Rahmen 4x4, 430x430x80mm**			
	AP-Rahmen 4x4	1	**WH36991960Q**	370 554 403

Material: - Edelstahl

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WH36990388Z	**Bodensäule, Höhe 350mm** Ausgerüstet für die Montage eines robusto A-Apparat (Einsatz für Kombination)			
	Für 1 Apparat	1	**WH36990388Z**	127 932 052
	Für 2 Apparat	1	**WH36990488Z**	127 932 152
WH36990588Z	**Bodensäule, Höhe 600mm** Ausgerüstet für die Montage eines robusto A-Apparat (Einsatz für Kombination)			
	Für 1 Apparat	1	**WH36990588Z**	127 932 252
	Für 2 Apparat	1	**WH36990688Z**	127 932 352
WH36990788Z	**Bodensäule, Höhe 900mm** Ausgerüstet für die Montage eines robusto A-Apparat (Einsatz für Kombination)			
	Für 1 Apparat	1	**WH36990788Z**	127 932 452
	Für 2 Apparat	1	**WH36990888Z**	127 932 552
WH36990188Z	**Ankerkorb** Für 2x M20 Rohre mit Befestigungsschlitze für Kabelbinder Montage: in Beton vergossen oder in Erdreich			
	Ankerkorb	1	**WH36990188Z**	127 991 052
WH36990288Z	**Montageplatte** Für 2x M25 Rohre Verschraubung unter Gartenplatte			
	Montageplatte	1	**WH36990288Z**	127 991 152

FLF
Schalter und Steckdosen

Arbeiten Sie an einem Projekt mit begrenztem oder schwer zugänglichem Platz für die Elektroinstallation? Zum Beispiel in einem Konferenzraum, einer Restaurantküche oder einer Eingangshalle? Mit dem FLF-Sortiment von Hager verfügen Sie über eine platzsparende Lösung mit Pfiff:
Die FLF-Schalter und Steckdosen überzeugen durch ihren kompakten Aufbau. Das Zubehör-Programm bietet zahlreiche Installationsvarianten.



Swiss made

06

Seite

Druckschalter/-taster, unbeleuchtet und beleuchtet	564
LED Leuchtpatronen	566
Steckdosen Typ 13 bis Typ 25	568
Montageset HMS für Verteiler	576
Flachkabel-Anschlussdosen	577
Steckdosen prisacucina	579
TV-/Radio- und Sat-Dosen	580
RJ45-Einsätze HMS, Montageset für HMS-Einsätze	582
Montageset für Keystone Einsätze und Montageset für Multimedia-Module	584
Multimedia-Module, leer	585
USB Ladesteckdosen	590
Zubehör, Montageset und Blinddeckel	591
Befestigungsplatten, Einlasskästen und AP-Rahmen	592
Einbausteckdosen 45 x 45, Type 13 und Type 23	597
Spiegelschranksteckdosen	598

FLF Schalter und Steckdosen
Kompakt und platzsparend

Aufgrund der kleinen Bauweise fügen sich FLF-Schalter und Steckdosen überall dort ein, wo die Platzverhältnisse beschränkt oder die Örtlichkeiten schlecht zugänglich sind. Gerade in Türzargen, Installations- und Bodenkanälen sowie Bodendosen gibt es wenig Platz, um Schalter und Steckdosen zu platzieren. Das FLF-Sortiment sorgt hier für optimale Anwendungsmöglichkeiten.

Ein komplettes System

Schalter

Steckdosen

Einlasskästen und AP-Rahmen

Befestigungsplatten

Vielfältig
Das FLF-Programm zeichnet sich durch seine Vielfältigkeit aus. Die Einbauapparate lassen sich in Einzelmontage oder zusammengefasst installieren. Das gesamte Angebot ist in den Farben Weiss und Schwarz sowie Orange für Sondernetze erhältlich.

Flexibel
Die Montage des FLF-Programms ist auf verschiedene Arten möglich. Ob Unterputz im Holzeinlasskasten, Aufputz mit dem Holzaufputzrahmen oder in einem vorhandenen Profil, die Varianten passen sich Ihrem Projekt an.

Zum Sortiment gehören auch die modernen LED Leuchtmittel. Sie überzeugen mit einer kleinen Leistungsaufnahme.

Beständig
Das gesamte FLF-Einbauprogramm wird aus Thermoplast – genauer aus Polybutylenterephthalat (PBT) – hergestellt. Hauptvorteil dieses Werkstoffs ist seine hohe Massbeständigkeit: Die Kunststoff-Eigenschaften verändern sich mit der Zeit nicht. Dadurch bleiben zum Beispiel die Raster flexibler und somit widerstandsfähiger. Weiter zeichnet sich PBT durch eine geringe Kriechstromneigung aus – ein klarer Pluspunkt im Bereich der Elektrotechnik.

Passt in jede Lücke
FLF, das kompakte Sortiment

Vorteile:

- Für enge Platzverhältnisse
- Schnelle und schraubenlose Montage
- Stecktechnik quickconnect mit Anschlüssen in 45°
- Einheitliche Schaltmechanik für kallysto, basico und FLF

Technische Merkmale:

- Anschluss: quickconnect T-Draht
- Schalter:
  - Lastgrösse max. 10 A
  - Einbautiefe 33 mm
- Steckdosen:
  - Lastgrösse max. 16 A
  - Einbautiefe max. 36 mm

Expert tips

01

Kompakt
Mehr Platz für die Verdrahtung! Wie seine Pendants im kallysto und basico Design setzt der FLF-Schalter auf einen kleinen Basisapparat und vereinfacht Ihnen so die Montage.

02

Bewährte Stecktechnik
Mit der Hager Stecktechnik quickconnect gewinnen Sie Zeit beim Installieren. Zudem erleichtert der konische Klemmeneingang mit 45° Winkel den Anschluss.

03

Montagevorteil
Durch eine clevere Rasterabstufung ist eine schnelle und optimale Montage in verschiedene Wandstärken möglich.

04

Durchdachtes Zubehör
Es steht eine ausführliche Palette an Zubehör zur Verfügung.

05

Clevere Lösungen
Verschiedene Varianten stehen für anspruchsvolle Anlagen zur Verfügung. Einzigartig ist der Doppeltaster mit nur einer LED Leuchte.

06

Mehr Anschluss
Die 4xT13-Steckdose bietet vier Anschlussmöglichkeiten auf kleinstem Raum.



07

Made in Switzerland
Die Hager Entwicklungs- und Produktionsstätte am Hauptsitz in Emmenbrücke garantiert Ihnen hochstehende Qualität.

Material:
Apparat und Abdeckteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9010: 00
Schwarz, RAL 9005: 05

Farben ähnlich RAL-Tönen.

Einlasskästen, AP-Rahmen und Befestigungsplatten für Kombinationen ▶ Seite 592
Leuchtpatrone ▶ Seite 566
▶ Seite 600

Bezeichnung 10 A 250 V~ Einbautiefe 33 mm	Farbe	**Fertigapparate** komplett unbeleuchtet **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Fertigapparate** komplett beleuchtet, LED Gelb **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Druckschalter **Schema 3**		**WH37110100D**	408 431 003	**WH37110200D**	408 431 203
		WH37110105D	408 431 053	**WH37110205D**	408 431 253
Druckschalter **Schema 6**		**WH37120300D**	408 460 003	**WH37120400D**	408 460 203
		WH37120305D	408 460 053	**WH37120405D**	408 460 253
Drucktaster **1-polig**		**WH37130100D**	462 452 003	**WH37130200D**	462 452 203
		WH37130105D	462 452 053	**WH37130205D**	462 452 253

Material:
Apparat und Abdeckteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9010: 00
Schwarz, RAL 9005: 05

Farben ähnlich RAL-Tönen.

Einlasskästen, AP-Rahmen und Befestigungsplatten für Kombinationen ▶ Seite 592
Leuchtpatrone ▶ Seite 566
▶ Seite 600

Bezeichnung 10 A 250 V~ Einbautiefe 37 mm	Farbe	**Fertigapparate** komplett unbeleuchtet **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Fertigapparate** komplett 2x beleuchtet, LED Gelb **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Fertigapparate** komplett 1x beleuchtet **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Druckschalter Schema 1 (3+3)		**WH37100100D**	408 411 003	**WH37100200D**	408 411 203	**WH37100300D**	408 411 303
		WH37100105D	408 411 053	**WH37100205D**	408 411 253	**WH37100305D**	408 411 353
Druckschalter Schema 3 + Drucktaster		**WH37150100D**	408 435 003	**WH37150200D**	408 435 203	**WH37150300D**	408 435 303
		WH37150105D	408 435 053	**WH37150205D**	408 435 253	**WH37150305D**	408 435 353
2 Drucktaster		**WH37140300D**	462 459 003	**WH37140400D**	462 459 203	**WH37140500D**	462 459 303
		WH37140305D	462 459 053	**WH37140405D**	462 459 253	**WH37140505D**	462 459 353

Material:
Körper aus Thermoplast

▶ Seite 600

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
LED Leuchtpatrone für 230 V AC			
- Orientierung/Kontrolle			
LED Gelb 230 V AC (Standard)	1	**WH39968011Z**	209 962 003
LED Rot 230 V AC	1	**WH39968010Z**	209 963 003
LED Grün 230 V AC	1	**WH39968012Z**	209 965 003
LED Blau 230 V AC	1	**WH39968013Z**	209 967 003
LED Weiss 230 V AC	1	**WH39968000Z**	209 960 003

WH39968011Z

LED Leuchtpatrone für 12 – 60 V AC/DC			
- Orientierung/Kontrolle - Bei DC Anwendung ist die Polarität nicht zu beachten.			
LED Gelb 12 – 60 V AC/DC	1	**WH39968111Z**	209 932 003
LED Rot 12 – 60 V AC/DC	1	**WH39968110Z**	209 933 003
LED Grün 12 – 60 V AC/DC	1	**WH39968112Z**	209 935 003
LED Blau 12 – 60 V AC/DC	1	**WH39968113Z**	209 937 003
LED Weiss 12 – 60 V AC/DC	1	**WH39968100Z**	209 930 003

WH39968111Z

Material:
Abdeckteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect und Schraubklemmen
für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm²

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Bezeichnung 10 A 250 V~		Farbe	**Fertigapparate** **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Fertigapparate** inkl. Rastfeder aus Metall **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Fertigapparate** inkl. LED Leuchtpatrone grün WH39968012Z **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Typ 13 mit Schraubklemmen Einbautiefe 32mm					**WH37581400D**	663 114 003		
					WH37581405D	663 114 053		
					WH37581406D	663 114 063		
Typ 13 mit Steckklemmen Einbautiefe 36 mm			**WH37580300D**	663 014 003	**WH37580300DM**	663 214 003	**WH37583300D**	663 301 103
			WH37580305D	663 014 053	**WH37580305DM**	663 214 053	**WH37583305D**	663 301 153
			WH37580306D	663 014 063	**WH37580306DM**	663 214 063	**WH37583306D**	663 301 163
2x Typ13 parallel mit Steckklemmen Einbautiefe 36mm			**WH37620300D**	663 302 003			**WH37623300D**	663 302 103
			WH37620305D	663 302 053			**WH37623305D**	663 302 153
			WH37620306D	663 302 063			**WH37623306D**	663 302 163
2x Typ13 - 1x getrennt mit Steckklemmen Einbautiefe 36mm			**WH37620700D**	663 304 003				
			WH37620705D	663 304 053				
			WH37620706D	663 304 063				
3x Typ 13 - parallel mit Steckklemmen Einbautiefe 36 mm			**WH37640300D**	663 303 003			**WH37643300D**	663 303 103
			WH37640305D	663 303 053			**WH37643305D**	663 303 153
			WH37640306D	663 303 063			**WH37643306D**	663 303 163
3x Typ 13 - **1x getrennt mit Steckklemmen** Einbautiefe 36 mm			**WH37640700D**	663 305 003				
			WH37640705D	663 305 053				
			WH37640706D	663 305 063				
FLF Einsatz Typ 13 mit Steckklemmen 10/16A 250V			**WH395853E**	663 301 793				
FLF -Front Typ 13 ohne Rastfeder für T13 mit Steckklemmen			**WH37580300Z**	663 911 003				
			WH37580305Z	663 911 053				
			WH37580306Z	663 911 063				
			WH37580311Z	663 911 083				
			WH37580329Z	663 911 073				
FLF Einsatz 3xTyp 13 mit Steckklemmen 10/16A 250V			**WH396453E**	663 303 793				
FLF -Front 3x Typ 13 für 3xT13 mit Steckklemmen			**WH37640300Z**	663 913 003				
			WH37640305Z	663 913 053				
			WH37640306Z	663 913 063				

Einlasskästen, AP-Rahmen und Befestigungsplatten
für Kombinationen ▶ Seite 592

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9010: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Orange, RAL 2004: 06
Gelb, RAL 1018: 11
Blau, RAL 5024: 29

Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 600



Bezeichnung 10 A 250 V~ - mit Steckklemmen Quickconnect - Anschlusskabel 1.5mm²		Farbe	**Fertigapparate mit Kabel und Steckdose** für Flachkabel Woertz Technofil **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Fertigapparate mit Kabel und Steckdose** für Flachkabel Woertz **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Fertigapparate mit Kabel und Steckdose** für Rundkabeladapter R&M **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Typ 13	Anschluss auf L1		**WH37682100D**	663 114 103	**WH37682400D**	663 214 103	**WH37684000D**	753 701 003
			WH37682105D	663 114 153	**WH37682405D**	663 214 153	**WH37684005D**	753 701 953
			WH37682106D	663 114 163	**WH37682406D**	663 214 163	**WH37684006D**	753 701 963
	Anschluss auf L2		**WH37682200D**	663 114 203	**WH37682500D**	663 214 203	**WH37684100D**	753 702 003
			WH37682205D	663 114 253	**WH37682505D**	663 214 253	**WH37684105D**	753 702 953
			WH37682206D	663 114 263	**WH37682506D**	663 214 263	**WH37684106D**	753 702 963
	Anschluss auf L3		**WH37682300D**	663 114 303	**WH37682600D**	663 214 303	**WH37684200D**	753 703 003
			WH37682305D	663 114 353	**WH37682605D**	663 214 353	**WH37684205D**	753 703 953
			WH37682306D	663 114 363	**WH37682606D**	663 214 363	**WH37684206D**	753 703 963
2x Typ 13	Anschluss auf L1		**WH37685900D**	663 312 003	**WH37687600D**	663 314 103	**WH37686200D**	663 342 003
			WH37685905D	663 312 053	**WH37687605D**	663 314 153	**WH37686205D**	663 342 053
			WH37685906D	663 312 063	**WH37687606D**	663 314 163	**WH37686206D**	663 342 063
	Anschluss auf L2		**WH37686000D**	663 322 003	**WH37687700D**	663 314 203	**WH37686300D**	663 352 003
			WH37686005D	663 322 053	**WH37687705D**	663 314 253	**WH37686305D**	663 352 053
			WH37686006D	663 322 063	**WH37687706D**	663 314 263	**WH37686306D**	663 352 063
	Anschluss auf L3		**WH37686100D**	663 332 003	**WH37687800D**	663 314 303	**WH37686400D**	663 362 003
			WH37686105D	663 332 053	**WH37687805D**	663 314 353	**WH37686405D**	663 362 053
			WH37686106D	663 332 063	**WH37687806D**	663 314 363	**WH37686406D**	663 362 062
3x Typ 13	Anschluss auf L1		**WH37732100D**	663 115 103	**WH37733100D**	663 215 103	**WH37733400D**	753 891 003
			WH37732105D	663 115 153	**WH37733105D**	663 215 153	**WH37733405D**	753 891 953
			WH37732106D	663 115 163	**WH37733106D**	663 215 163	**WH37733406D**	753 891 963
	Anschluss auf L2		**WH37732200D**	663 115 203	**WH37733200D**	663 215 203	**WH37733500D**	753 892 003
			WH37732205D	663 115 253	**WH37733205D**	663 215 253	**WH37733505D**	753 892 953
			WH37732206D	663 115 263	**WH37733206D**	663 215 263	**WH37733506D**	753 892 963
	Anschluss auf L3		**WH37732300D**	663 115 303	**WH37733300D**	663 215 303	**WH37733600D**	753 893 003
			WH37732305D	663 115 353	**WH37733305D**	663 215 353	**WH37733605D**	753 893 953
			WH37732306D	663 115 363	**WH37733306D**	663 215 363	**WH37733606D**	753 893 963

Material:
Abdeckteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect und Schraubklemmen
für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm²

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Bezeichnung 16 A 250 V~ Einbautiefe 32 mm		Farbe	**Fertigapparate** **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Fertigapparate** inkl. Rastfeder aus Metall **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Fertigapparate** inkl. LED Leuchtpatrone grün WH39968012Z **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Typ 23 mit Schraubklemmen Einbautiefe 32mm					**WH37586400D**	663 714 003		
					WH37586405D	663 714 053		
					WH37586406D	663 714 063		
Typ 23 mit Steckklemmen Einbautiefe 32mm			**WH37585300D**	663 614 003	**WH37585300DM**	663 614 503	**WH37588300D**	663 601 103
			WH37585305D	663 614 053	**WH37585305DM**	663 614 553	**WH37588305D**	663 601 153
			WH37585306D	663 614 063	**WH37585306DM**	663 614 563	**WH37588306D**	663 601 163
2x Typ23 parallel mit Steckklemmen Einbautiefe 36mm			**WH37625300D**	663 602 003			**WH37628300D**	663 602 103
			WH37625305D	663 602 053			**WH37628305D**	663 602 153
			WH37625306D	663 602 063			**WH37628306D**	663 602 163
2x Typ23 - 1x getrennt mit Steckklemmen Einbautiefe 36mm			**WH37625700D**	663 604 003				
			WH37625705D	663 604 053				
			WH37625706D	663 604 063				
3x Typ23 parallel mit Steckklemmen Einbautiefe 36mm			**WH37645300D**	663 603 003			**WH37648300D**	663 603 103
			WH37645305D	663 603 053			**WH37648305D**	663 603 153
			WH37645306D	663 603 063			**WH37648306D**	663 603 163
3x Typ23 - 1x getrennt mit Steckklemmen Einbautiefe 36mm			**WH37645700D**	663 605 003				
			WH37645705D	663 605 053				
			WH37645706D	663 605 063				
FLF Einsatz Typ 23 mit Steckklemmen 10/16A 250V			**WH395853E**	663 301 793				
FLF -Front Typ 23 ohne Rastfeder für T13 mit Steckklemmen			**WH37585300Z**	663 971 003				
			WH37585305Z	663 971 053				
			WH37585306Z	663 971 063				
			WH37585311Z	663 971 083				
			WH37585329Z	663 971 073				
FLF Einsatz 3xTyp 23 mit Steckklemmen 10/16A 250V			**WH396453E**	663 303 793				
FLF -Front 3x Typ 23 für 3xT13 mit Steckklemmen			**WH37645300Z**	663 973 003				
			WH37645305Z	663 973 053				
			WH37645306Z	663 973 063				

Einlasskästen, AP-Rahmen und Befestigungsplatten
für Kombinationen ▶ Seite 592

Lieferfarben/-code:

Weiss,	RAL 9010:	00
Schwarz,	RAL 9005:	05
Orange,	RAL 2004:	06
Gelb,	RAL 1018:	11
Blau,	RAL 5024:	29

Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 600



Bezeichnung
16 A 250 V~
- mit Steckklemmen Quickconnect
- Anschlusskabel 2.5mm²

Fertigapparate mit Kabel und Steckdose für Flachkabel Woertz Technofil

Fertigapparate mit Kabel und Steckdose für Flachkabel Woertz Power

Fertigapparate mit Kabel und Steckdose für Rundkabeladapter R&M

		Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Typ 23	Anschluss auf L1		**WH37683100D**	663 714 103	**WH37683400D**	663 814 103	**WH37684400D**	751 751 003
			WH37683105D	663 714 153	**WH37683405D**	663 814 153	**WH37684405D**	751 751 953
			WH37683106D	663 714 163	**WH37683406D**	663 814 163	**WH37684406D**	751 751 963
	Anschluss auf L2		**WH37683200D**	663 714 203	**WH37683500D**	663 814 203	**WH37684500D**	751 752 003
			WH37683205D	663 714 253	**WH37683505D**	663 814 253	**WH37684505D**	751 752 953
			WH37683206D	663 714 263	**WH37683506D**	663 814 263	**WH37684506D**	751 752 963
	Anschluss auf L3		**WH37683300D**	663 714 303	**WH37683600D**	663 814 303	**WH37684600D**	753 753 003
			WH37683305D	663 714 353	**WH37683605D**	663 814 353	**WH37684605D**	753 753 953
			WH37683306D	663 714 363	**WH37683606D**	663 814 363	**WH37684606D**	753 753 963
2x Typ 23	Anschluss auf L1		**WH37687000D**	663 815 103	**WH37684700D**	663 612 003	**WH37685000D**	663 642 003
			WH37687005D	663 815 153	**WH37684705D**	663 612 053	**WH37685005D**	663 642 053
			WH37687006D	663 815 163	**WH37684706D**	663 612 063	**WH37685006D**	663 642 063
	Anschluss auf L2		**WH37687100D**	663 815 203	**WH37684800D**	663 622 003	**WH37685100D**	663 652 003
			WH37687105D	663 815 253	**WH37684805D**	663 622 053	**WH37685105D**	663 652 053
			WH37687106D	663 815 263	**WH37684806D**	663 622 063	**WH37685106D**	663 652 063
	Anschluss auf L3		**WH37687200D**	663 815 303	**WH37684900D**	663 632 003	**WH37685200D**	663 662 003
			WH37687205D	663 815 353	**WH37684905D**	663 632 053	**WH37685205D**	663 662 053
			WH37687206D	663 815 363	**WH37684906D**	663 632 063	**WH37685206D**	663 662 062
3x Typ 23	Anschluss auf L1		**WH37687300D**	663 816 103	**WH37685300D**	663 613 103	**WH37685600D**	663 643 003
			WH37687305D	663 816 153	**WH37685305D**	663 613 153	**WH37685605D**	663 643 053
			WH37687306D	663 816 163	**WH37685306D**	663 613 163	**WH37685606D**	663 643 063
	Anschluss auf L2		**WH37687400D**	663 816 203	**WH37685400D**	663 623 103	**WH37685700D**	663 653 003
			WH37687405D	663 816 253	**WH37685405D**	663 623 153	**WH37685705D**	663 653 053
			WH37687406D	663 816 263	**WH37685406D**	663 623 163	**WH37685706D**	663 653 063
	Anschluss auf L3		**WH37687500D**	663 816 303	**WH37685500D**	663 633 103	**WH37685800D**	663 663 003
			WH37687505D	663 816 353	**WH37685505D**	663 633 153	**WH37685805D**	663 663 053
			WH37687506D	663 816 363	**WH37685506D**	663 633 163	**WH37685806D**	663 663 063

Material:
Abdeckteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Bezeichnung
10 A 250 V~

Fertigapparate
Steckklemmen

	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Steckdosen 4x Typ 13 Gr. II quer, parallel Einbautiefe 34 mm		**WH37661000D**	663 035 003
		WH37661005D	663 035 053
		WH37661006D	663 035 063
Steckdosen 4x Typ 13 Gr. II quer, getrennt Einbautiefe 34 mm		**WH37660200D**	663 028 003
		WH37660205D	663 028 053
		WH37660206D	663 028 063

Bezeichnung
10 A 250 V~

Fertigapparate
Steckklemmen

	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Steckdosenset 4x Typ 13 Gr. II quer - parallel für Mediaverteiler, inklusive Einlass-kasten und Haltebügel 46 x 130 mm		**WH37660900D**	663 025 903

Einlasskästen, AP-Rahmen und Befestigungsplatten
für Kombinationen ▶ Seite 592

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9010: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Orange, RAL 2004: 06

Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 600

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WH37629000D	**Vorbestückte FLF Steckdose für Patchpanel** - Komplettsteckdose inkl. Berührungsschutz - 1,5m Anschlusskabel 3x1,5mm² mit offenem Ende - passt in das Patchpanel FLF Gr. II			
	Vorbestückte FLF Steckdose 2xT13 inkl. 1,5m Kabel	1	**WH37629000D**	663 155 003
	Vorbestückte FLF Steckdose 3xT13 inkl. 1,5m Kabel	1	**WH37649000D**	663 156 003
WH37629100D	**Komplettsteckdose für Montageplatte** - Komplettsteckdose montiert auf Winkelblech inkl. Berührungsschutz - 1,5m Anschlusskabel 3x1,5mm² mit offenem Ende			
	Komplettsteckdose für Montageplatte 2xT13 inkl. 1,5 m Kabel	1	**WH37629100D**	663 155 103
	Komplettsteckdose für Montageplatte 3xT13 inkl. 1,5 m Kabel	1	**WH37649100D**	663 156 103

Material:
Abdeckteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect und Schraubklemmen
für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm²

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Bezeichnung
16 A 250 V~
Einbautiefe 36 mm

Fertigapparate
inkl. Rastfeder aus Metall

		Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Steckdose Typ 15 Gr. II mit Stecktechnik Quickconnect			**WH37593200D**	640 008 003
			WH37593205D	640 008 053
			WH37593206D	640 008 063
Steckdose Typ 15 Gr. II mit Schraubklemmen			**WH37590200D**	666 323 003
			WH37590205D	666 323 053
			WH37590206D	666 323 063
Steckdose Typ 25 Gr. II mit Stecktechnik Quickconnect			**WH37596200D**	640 108 003
			WH37596205D	640 108 053
			WH37596206D	640 108 063
Steckdose Typ 25 Gr. II mit Schraubklemmen			**WH37595200D**	666 614 103
			WH37595205D	666 614 053
			WH37595206D	666 614 063

Einlasskästen, AP-Rahmen und Befestigungsplatten
für Kombinationen ▶ Seite 592

Querschnitt Anschlusskabel:
- 10A mit 1.5mm^2
- 16A mit 2.5 mm^2

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9010: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Orange, RAL 2004: 06

Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 600

Fertigapparate
mit Kabel und Steckdose
für Flachkabel Woertz Technofil 16 A

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH37792100D	640 018 003
WH37792105D	640 018 053
WH37792106D	640 018 063
WH37692100D	666 323 103
WH37893100D	640 108 003
WH37893105D	640 108 053
WH37893106D	640 108 063
WH37693100D	666 714 103

Fertigapparate
mit Kabel und Steckdose für
Flachkabel Woertz Power 16A

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH37792400D	640 028 003
WH37792405D	640 028 053
WH37792406D	640 028 063
WH37692400D	666 423 103
WH37793400D	640 128 003
WH37793405D	640 128 053
WH37793406D	640 128 063
WH37693400D	666 814 103

Fertigapparate
mit Kabel und Steckdose

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH37793700D	640 038 003
WH37793705D	640 038 053
WH37793706D	640 038 063
WH37693700D	555 344 003
WH37693705D	555 344 953
WH37693706D	555 344 963
WH37894000D	640 138 003
WH37894005D	640 138 053
WH37894006D	640 138 063
WH37694000D	555 647 003
WH37694005D	555 647 953
WH37694006D	555 647 963

Material:
Apparat und Abdeckteile aus Thermoplast

Anschluss:
Schneideklemmen

Schutzart:
IP20

Kompatibilität Keystone-Einsätze ▶ Seite 600
Einlasskästen, AP-Rahmen und Befestigungsplatten für Kombinationen ▶ Seite 592

	Bezeichnung	VPE	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
WH66410300D	**Montageset für Verteiler mit HMS RJ45 bestückt** - mit Winkelträger - mit 2 FLF Montageset für 2 Keystone-Module HMS - mit 4 Keystone Module HMS RJ45			
	Montageset mit 4 Module RJ45 Kat 6 ungeschirmt	1	**WH66410300D**	beantragt
	Montageset mit 4 Module RJ45 Kat 6 geschirmt	1	**WH66410400D**	beantragt
	Montageset mit 4 Module RJ45 Kat 6A ungeschirmt	1	**WH66410500D**	beantragt
	Montageset mit 4 Module RJ45 Kat 6A geschirmt	1	**WH66410600D**	beantragt
WH66910100D	**Montageset für Verteiler für 4 HMS-Module RJ45** - mit Winkelträger - mit 2 FLF Montageset für 2 Keystone-Module HMS			
	Montageset für 4 Module HMS RJ45	1	**WH66910100D**	beantragt
WH76991080D	**Winkelträger für 2 FLF Gr.I oder 1 FLF Gr.II**			
	Winkelträger für FLF-Apparate	1	**WH76991080D**	beantragt

Material:
- Einbaudosen: Thermoplast halogenfrei

Anschluss:
- Schraubklemmen

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH109617Z	**Flachkabel-Anschlussdosen für Woertz Technofil** - 1,5 mm² - halogenfrei - Drahtenden verdichtet - Länge 300 mm			
	Flachkabel L1-N-PE (3 x 1,5 mm²)	1	**WH109617Z**	150 803 113
	Flachkabel L2-N-PE (3 x 1,5 mm²)	1	**WH109618Z**	150 803 123
	Flachkabel L3-N-PE (3 x 1,5 mm²)	1	**WH109619Z**	150 803 133
	Flachkabel L1-L2-L3-N-PE (5 x 1,5 mm²)	1	**WH109620Z**	150 805 113
 WH109623Z	**Flachkabel-Anschlussdosen für Woertz Technofil** - 2,5 mm² - halogenfrei - Drahtenden verdichtet - Länge 300 mm			
	Flachkabel L1-N-PE (3 x 2,5 mm²)	1	**WH109623Z**	150 073 113
	Flachkabel L2-N-PE (3 x 2,5 mm²)	1	**WH109624Z**	150 073 123
	Flachkabel L3-N-PE (3 x 2,5 mm²)	1	**WH109625Z**	150 073 133
	Flachkabel L1-L2-L3-N-PE (5 x 2,5 mm²)	1	**WH109626Z**	150 075 123
 WH107718Z	**Flachkabel-Anschlussdosen 16 A für Woertz power** - 1,5 mm² - halogenfrei - Drahtenden verdichtet - Länge 300 mm			
	Flachkabel L1-N-PE (3 x 1,5 mm²)	1	**WH107718Z**	150 813 113
	Flachkabel L2-N-PE (3 x 1,5 mm²)	1	**WH107719Z**	150 813 123
	Flachkabel L3-N-PE (3 x 1,5 mm²)	1	**WH107720Z**	150 813 133
	Flachkabel L1-L2-L3-N-PE (5 x 1,5 mm²)	1	**WH107721Z**	150 815 113
 WH107723Z	**Flachkabel-Anschlussdosen 16 A für Woertz power** - 2,5 mm² - halogenfrei - Drahtenden verdichtet - Länge 300 mm			
	Flachkabel L1-N-PE (3 x 2,5 mm²)	1	**WH107723Z**	150 073 143
	Flachkabel L2-N-PE (3 x 2,5 mm²)	1	**WH107724Z**	150 073 153
	Flachkabel L3-N-PE (3 x 2,5 mm²)	1	**WH107725Z**	150 073 163
	Flachkabel L1-L2-L3-N-PE (5 x 2,5 mm²)	1	**WH107726Z**	150 075 103

Material:
- Einbaudosen: Thermoplast halogenfrei

Anschluss:
- Schraubklemmen

WH397704Z

WH397711Z

WH397703Z



WH397709Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Rundkabel-Anschlussdosen 10 A			
- 5 x 1,5 mm² - halogenfrei - Drahtenden verdichtet - Länge 450 mm			
Rundkabel L1-N-PE (3 x 1,5 mm²)	1	**WH397704Z**	150 833 113
Rundkabel L2-N-PE (3 x 1,5 mm²)	1	**WH397705Z**	150 833 123
Rundkabel L3-N-PE (3 x 1,5 mm²)	1	**WH397706Z**	150 833 133
Rundkabel L1-L2-L3-N-PE (5 x 1,5 mm²)	1	**WH397708Z**	150 835 113
Rundkabel-Anschlussdosen 16 A			
- 5 x 2,5 mm² - halogenfrei - Drahtenden verdichtet - Länge 450 mm			
Rundkabel L1-N-PE (3 x 2,5 mm²)	1	**WH397711Z**	150 843 113
Rundkabel L2-N-PE (3 x 2,5 mm²)	1	**WH397712Z**	150 843 123
Rundkabel L3-N-PE (3 x 2,5 mm²)	1	**WH397713Z**	150 843 133
Rundkabel L1-L2-L3-N-PE (5 x 2,5 mm²)	1	**WH397715Z**	150 845 113
Werkzeug für Abisolierung			
Werkzeug für Abisolierung R451516	1	**WH397703Z**	983 050 184
Mehrpreis für zusätzliche Kabellänge			
Kabellänge + 300 mm für Kabel (3 x 1,5 mm²)	1	**WH397709Z**	150 833 153
Kabellänge + 300 mm für Kabel (5 x 1,5 mm²)	1	**WH397710Z**	150 843 153

FLF

Material:
- Gehäuse in Edelstahl geschliffen
- Apparat und Abdeckteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart: IP20

▶ Seite 600

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WH37660590D	**prisacucina komplett 4x Typ 13 – parallel** - Gehäuse Edelstahl geschliffen und FLF Schwarz - mit Steckklemmen quickconnect			
	Steckdosen prisacucina komplett 4x Typ 13	1	**WH37660590D**	603 488 083
WH37660890D	**prisacucina komplett Typ 13 und Schalter Schema 3** - Gehäuse Edelstahl geschliffen und FLF Schwarz - mit Steckklemmen quickconnect			
	Steckdosen prisacucina komplett Typ 13	1	**WH37660890D**	603 478 083
WH37660790D	**Montage-Set** - für 2 Stk. Gr. I			
	Montage-Set Gehäuse und Bügel	1	**WH37660790D**	282 900 203
WH37660690D	**Montage-Set** - für 1 Stk. Gr. II quer - quer FLF (4x Typ 13)			
	Montage-Set Gehäuse und Bügel	1	**WH37660690D**	282 900 103

Material:
Abdeckteile aus Thermoplast

Anschluss:
Steck-/Schraubtechnik

Schutzart: IP20

Einlasskästen, AP-Rahmen und Befestigungsplatten für Kombinationen ▶ Seite 592

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9010: 00
Schwarz, RAL 9005: 05

Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 600

WH66548500D

Breitband TV-/Radio-Dosen

- 2x IEC
- bis 2 GHz
- mit Steck-/Schraubklemmen
- Einbautiefe 28 mm

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Stichdose AM04, 4dB, Weiss	1	**WH66548500D**	935 814 003
Stichdose AM04, 4dB, Schwarz	1	**WH66548505D**	935 814 053

WH66548700D

Breitband TV-/Radio-Dosen

- 2x IEC
- bis 2 GHz
- mit Steck-/Schraubklemmen
- Einbautiefe 28 mm

Durchgangsdose AM11, 11dB, Weiss	1	**WH66548700D**	935 834 003
Durchgangsdose AM11, 11dB, Schwarz	1	**WH66548705D**	935 834 053
Durchgangsdose AM15, 14dB, Weiss	1	**WH66548800D**	935 844 003
Durchgangsdose AM15, 14dB, Schwarz	1	**WH66548805D**	935 844 053
Durchgangsdose AM19, 19dB, Weiss	1	**WH66548900D**	935 854 003
Durchgangsdose AM19, 19dB, Schwarz	1	**WH66548905D**	935 854 053
Durchgangsdose AM23, 23dB, Weiss	1	**WH66549000D**	935 864 003
Durchgangsdose AM23, 23dB, Schwarz	1	**WH66549005D**	935 864 053

WH66548600D

Breitband TV-/Radio-Dosen

- 2x IEC
- bis 2 GHz
- mit Steck-/Schraubklemmen
- Einbautiefe 28 mm

Enddose AM10, 10.5dB mit Abschlusswiderstand, Weiss	1	**WH66548600D**	935 824 003
Enddose AM10, 10.5dB mit Abschlusswiderstand, Schwarz	1	**WH66548605D**	935 824 053

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WH66543600D	**TV-/Radio-Dosen** - 2x IEC / 1x MiniDat - bis 2 GHz, Rückweg 5 – 65 MHz - mit Steck-/Schraubklemmen - Einbautiefe 28 mm			
	Stichdose AMD04 4dB, Weiss	1	**WH66543600D**	965 458 103
	Stichdose AMD04 4dB, Schwarz	1	**WH66543605D**	965 458 153
WH66543800D	**TV-/Radio-Dosen** - 2x IEC / 1x MiniDat - bis 2 GHz, Rückweg 5 – 65 MHz - mit Steck-/Schraubklemmen - Einbautiefe 28 mm			
	Durchgangsdose AM11, 11dB, Weiss	1	**WH66543800D**	965 458 203
	Durchgangsdose AM11, 11dB, Schwarz	1	**WH66543805D**	965 458 253
	Durchgangsdose AM15, 14db, Weiss	1	**WH66543900D**	965 458 003
	Durchgangsdose AM15, 14db, Schwarz	1	**WH66543905D**	965 458 053
	Durchgangsdose AM19, 19db, Weiss	1	**WH66544000D**	965 458 303
	Durchgangsdose AM19, 19db, Schwarz	1	**WH66544005D**	965 458 353
WH66543700D	**TV-/Radio-Dosen** - 2x IEC / 1x MiniDat - bis 2 GHz, Rückweg 5 – 65 MHz - mit Steck-/Schraubklemmen - Einbautiefe 28 mm			
	Enddose AM10, 10.5dB mit Abschlusswiderstand, Weiss	1	**WH66543700D**	965 458 703
	Enddose AM10, 10.5dB mit Abschlusswiderstand, Schwarz	1	**WH66543705D**	965 458 753
WH66545600D	**TV-/Radio-Satellitendose** - 2x IEC / 1x F - mit Steck-/Schraubklemmen - Einbautiefe 28 mm			
	Dose AM02, 4dB SAT, Weiss	1	**WH66545600D**	965 358 603
	Dose AM02, 4dB SAT, Schwarz	1	**WH66545605D**	965 358 653
WH765302Z	**Abschlusswiderstand 75 Ω**			
	Abschlusswiderstand	1	**WH765302Z**	965 369 098

Auf diesen Seiten finden Sie eine Produktzusammenfassung der passiven Komponenten zur strukturierten Verkabelung im Feldverteiler media nach DIN EN 50173-4.

HMS-Einsatz RJ45:
- Kombinierte Schirmung und Zugentlastung
- Eindeutige Anschlusskennzeichnung (EIA/TIA 568 A/B)
- Kat. 5e, Kat. 6 und Kat. 6A
- Keystone Modul
- Selbstschneidende Kontakte
- Steckverbindung RJ45
- Anschluss: Draht AWG 23-25, Litze 7-fach AWG 24-26

▶ Seite 600

WH70290300Z

HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e UTP

- Kat. 5e UTP ungeschirmt

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e UTP	1	**WH70290300Z**	977 731 003
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e UTP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70295300Z**	977 731 103

WH70290200Z

HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e STP

- Kat. 5e STP geschirmt

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e STP	1	**WH70290200Z**	977 701 003
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e STP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70295200Z**	977 701 103

WH70310200Z

HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 UTP

- Kat. 6 UTP ungeschirmt

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 UTP	1	**WH70310200Z**	977 731 013
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 UTP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70315200Z**	977 731 113

WH70300200Z

HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 STP

- Kat. 6 STP geschirmt

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 STP	1	**WH70300200Z**	977 701 013
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 STP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70305200Z**	977 701 113

WH70310300Z

HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6A UTP

- Kat. 6A UTP ungeschirmt

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
HMS Einsatz RJ45 Kat. 6A UTP	1	**WH70310300Z**	977 732 013
HMS Einsatz RJ45 Kat. 6A UTP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70315300Z**	977 732 113

WH70300300Z

HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6A STP

- Kat. 6A STP geschirmt

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6A STP	1	**WH70300300Z**	977 701 023
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6A STP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70305300Z**	977 701 123

WH76410200Z

Blinddeckel zu HMS

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Blinddeckel zu HMS, Weiss	1	**WH76410200Z**	377 990 003
Blinddeckel zu HMS, Schwarz	1	**WH76410205Z**	966 731 933
Blinddeckel zu HMS (Set à 100 Stk.), weiss	1	**WH76415200Z**	377 990 103
Blinddeckel zu HMS (Set à 100 Stk.), schwarz	1	**WH76415205Z**	966 731 943

Material:
Apparat und Abdeckteile aus Thermoplast

Anschluss:
Schneideklemmen

Schutzart:
IP20

Kompatibilität Keystone-Einsätze ▶ Seite 600
Einlasskästen, AP-Rahmen und Befestigungsplatten für Kombinationen ▶ Seite 592

WH66410100D

Montageset für HMS, media und Keystone-Einsätze

- für 2x RJ45 und Bezeichnungsschild 42x9 mm

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Montageset für Keystone-Einsätze, Weiss	1	**WH66410100D**	979 432 003
Montageset für Keystone-Einsätze, Schwarz	1	**WH66410105D**	979 432 053

WH66290100D

media Steckdosen Kat. 5e

- mit media RJ45-Einsätzen und Bezeichnungsschild 42x9 mm
- mit Schneideklemmen

Steckdose 1 x media RJ45 Kat. 5e, ungeschirmt, Weiss	1	**WH66290100D**	977 755 003
Steckdose 1 x media RJ45 Kat. 5e, ungeschirmt, Schwarz	1	**WH66290105D**	977 755 053
Steckdosen 2 x media RJ45 Kat. 5e, ungeschirmt, Weiss	1	**WH66290200D**	977 756 003
Steckdosen 2 x media RJ45 Kat. 5e, ungeschirmt, Schwarz	1	**WH66290205D**	977 756 053

WH66300100D

media Steckdosen Kat. 6

- mit media RJ45-Einsätzen und Bezeichnungsschild 42x9 mm
- mit Schneideklemmen

Steckdose 1 x media RJ45 Kat. 6, geschirmt, Weiss	1	**WH66300100D**	977 765 003
Steckdose 1 x media RJ45 Kat. 6, geschirmt, Schwarz	1	**WH66300105D**	977 765 053
Steckdosen 2 x media RJ45 Kat. 6, geschirmt, Weiss	1	**WH66300200D**	977 766 003
Steckdosen 2 x media RJ45 Kat. 6, geschirmt, Schwarz	1	**WH66300205D**	977 766 053

WH66141000D

Montageset für Multimedia-Module (M3)

- mit Bezeichnungsschild 42x9 mm

Montageset Multimedia-Module, Weiss	1	**WH66141000D**	967 651 003
Montageset Multimedia-Module, Schwarz	1	**WH66141005D**	967 651 053

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WH70310100Z	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - Bezeichnungsschild 42x9 mm mit Schneideklemmen 1x media RJ45 Kat. 5e, ungeschirmt	1	**WH70310100Z**	977 931 003
WH70300100Z	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - Bezeichnungsschild 42x9 mm mit Schneideklemmen 1x media RJ45 Kat. 6, geschirmt	1	**WH70300100Z**	977 901 003

Montagebeispiel:

WH66410100D
979 432 003

WH70290300Z
977 731 003

WH70290300Z
977 731 003

Montagebeispiel:

WH66141000D
967 651 003

WH72531700Z
966 739 003

Material:
- Thermoplast halogenfrei

Schutzart:
IP20

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9010: 00
Schwarz, RAL 9005: 05

Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 600

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH72410200Z	**Multimedia-Module für UKV (Universelle Kommunikationsverkabelung)** - inklusive 1x Blinddeckel - für 2x RJ45 Keystone Einsätze			
	Multimedia-Module für UKV, Weiss	1	**WH72410200Z**	866 733 003
	Multimedia-Module für UKV, Schwarz	1	**WH72410205Z**	866 733 953
WH72220100Z	**Multimedia-Module für UKV (Universelle Kommunikationsverkabelung)** - inklusive 1x Blinddeckel - mit Trägerplatte - für 2x RJ45 R&M Anschlussmodul			
	Multimedia-Module für UKV, Weiss	1	**WH72220100Z**	866 730 003
	Multimedia-Module für UKV, Schwarz	1	**WH72220105Z**	866 730 953
WH72150100Z	**Multimedia-Module für UKV (Universelle Kommunikationsverkabelung)** - für 3x Tera Siemon Kat. 7			
	Multimedia-Module für UKV, Weiss	1	**WH72150100Z**	866 732 003
	Multimedia-Module für UKV, Schwarz	1	**WH72150105Z**	866 732 953
WH76150100Z	**Multimedia-Module für UKV (Universelle Kommunikationsverkabelung)** - für Blinddeckel Tera			
	Multimedia-Module für UKV, Weiss	1	**WH76150100Z**	866 743 003
	Multimedia-Module für UKV, Schwarz	1	**WH76150105Z**	866 743 953
WH72360500Z	**Multimedia-Module für LWL (Lichtwellenleiter)** - für 2x ST			
	Multimedia-Module für LWL, Weiss	1	**WH72360500Z**	866 734 003
	Multimedia-Module für LWL, Schwarz	1	**WH72360505Z**	866 734 953
WH72360100Z	**Multimedia-Module für LWL (Lichtwellenleiter)** - für 2x SC			
	Multimedia-Module für LWL, Weiss	1	**WH72360100Z**	866 735 003
	Multimedia-Module für LWL, Schwarz	1	**WH72360105Z**	866 735 953
WH72360400Z	**Multimedia-Module für LWL (Lichtwellenleiter)** - für 1x SC Duplex			
	Multimedia-Module für LWL, Weiss	1	**WH72360400Z**	866 710 003
	Multimedia-Module für LWL, Schwarz	1	**WH72360405Z**	866 710 953

FLF

WH72360300Z

WH72360200Z

WH72361200Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Multimedia-Module für LWL (Lichtwellenleiter)			
- für 2x SC Duplex			
Multimedia-Module für LWL, Weiss	1	**WH72360300Z**	866 736 003
Multimedia-Module für LWL, Schwarz	1	**WH72360305Z**	866 736 953
Multimedia-Module für LWL (Lichtwellenleiter)			
- für 2x SC, 2x LC			
Multimedia-Module für LWL, Weiss	1	**WH72360200Z**	866 709 003
Multimedia-Module für LWL, Schwarz	1	**WH72360205Z**	866 709 953
Multimedia-Module für LWL (Lichtwellenleiter)			
- für 2x E2000 simplex			
Multimedia-Module für LWL, Weiss	1	**WH72361200Z**	866 737 003
Multimedia-Module für LWL, Schwarz	1	**WH72361205Z**	866 737 953

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr

WH72501100Z

Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video

- bestückt mit Steck- und Schraubverbinder
- mit 1 x F-Verbinder

Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, Weiss	1	**WH72501100Z**	866 711 003
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, Schwarz	1	**WH72501105Z**	866 711 953

WH72501200Z

Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video

- bestückt mit Steck- und Schraubverbinder
- mit 2x F-Verbinder

Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, Weiss	1	**WH72501200Z**	866 721 003
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, Schwarz	1	**WH72501205Z**	866 721 953

WH72531800Z

Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video

- bestückt mit Steck- und Schraubverbinder
- mit 2x Lautsprecherklemmen Rot-Schwarz

Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, Weiss	1	**WH72531800Z**	866 749 003
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, Schwarz	1	**WH72531805Z**	866 749 953

WH72531700Z

Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video

- bestückt mit Steck- und Schraubverbinder
- mit 4x Lautsprecherklemmen Rot-Schwarz

Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, Weiss	1	**WH72531700Z**	866 739 003
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, Schwarz	1	**WH72531705Z**	866 739 953

FLF

WH72531600Z

WH72501300Z

WH72501400Z

WH72520100Z

WH72121000Z

WH72530300Z

WH725101000Z

WH725102000Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer			
- für B&O -Modul Masterline 8009947			
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Weiss	1	**WH72531600Z**	866 718 003
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Schwarz	1	**WH72531605Z**	866 718 953
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer			
- für 1x F-Verbinder/Klinke 6.35 mm ø 9.6 mm			
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Weiss	1	**WH72501300Z**	866 714 003
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Schwarz	1	**WH72501305Z**	866 714 953
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer			
- für 2x F-Verbinder/Klinke 6.35 mm ø 9.6 mm			
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Weiss	1	**WH72501400Z**	866 724 003
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Schwarz	1	**WH72501405Z**	866 724 953
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer			
- für XLR Chassisstecker Neutrik Serie P ø 19.0 mm			
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Weiss	1	**WH72520100Z**	866 719 003
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Schwarz	1	**WH72520105Z**	866 719 953
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer			
- blind			
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Weiss	1	**WH72121000Z**	957 722 003
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Schwarz	1	**WH72121005Z**	957 722 953
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer			
- für 2x Lautsprecherklemmen ø 6,4 mm			
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Weiss	1	**WH72530300Z**	866 720 003
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Schwarz	1	**WH72530305Z**	866 720 953
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer			
- für D-Sub 9-polig (15-polig)			
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Weiss	1	**WH72510100Z**	866 715 003
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Schwarz	1	**WH72510105Z**	866 715 953
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer			
- für D-Sub 15-polig			
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Weiss	1	**WH72510200Z**	866 716 003
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Schwarz	1	**WH72510205Z**	866 716 953

FLF

WH72540100Z

WH72530100Z

WH72530200Z

WH72530400Z

Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer			
- für 1x BNC ø 12.7 mm			
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Weiss	1	**WH72540100Z**	866 717 003
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Schwarz	1	**WH72540105Z**	866 717 953
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer			
- für 1x DIN und DIN-Lautsprecher ø 14.8 mm, mit Schrauben			
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Weiss	1	**WH72530100Z**	866 713 003
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Schwarz	1	**WH72530105Z**	866 713 953
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer			
- für 2x DIN und DIN-Lautsprecher ø 14.8 mm, mit Schrauben			
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Weiss	1	**WH72530200Z**	866 723 003
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Schwarz	1	**WH72530205Z**	866 723 953
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer			
- für 2x Cinchbuchsen ø 8,0 mm			
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Weiss	1	**WH72530400Z**	866 738 003
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Schwarz	1	**WH72530405Z**	866 738 953

Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr

WH66822100D

USB Ladesteckdose Typ C-C

Ausgangstrom: - single Port: 5V - 3.0A - 15W; 9V - 2.2A
- 20W; 12V - 1.67A - 20W
- C+C port: 5V - 2.0A - 10W (4.0A gesamt)
Ausgangsleistung: 20W Power Delivery
Ausgangsspannung: 5 VDC
Anschluss: 2x flexible Leiter Länge 118mm mit 10mm Ebdhülse
Einbautiefe: 28mm

USB Ladesteckdose Typ C-C, weiss	1	**WH66822100D**	960 054 003
USB Ladesteckdose Typ C-C, schwarz	1	**WH66822105D**	960 054 053

WH66821100D

USB Ladesteckdose Typ A-C

Ausgangsstrom : Typ A: 3000mA, Typ C: 3000mA
(max. 3000mA aufgeteilt auf beide USB-Anschlüsse
Ausgangsspannung: 5 VDC
Ausgangsleistung 18W Power Delivery
Mit Schraubklemmen
Einbautiefe: 28mm

USB Ladesteckdose Typ A-C, weiss	1	**WH66821100D**	960 808 003
USB Ladesteckdose Typ A-C, schwarz	1	**WH66821105D**	960 808 053

Material:
Formteile aus Thermoplast

Schutzart:
IP20

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9003: 00
Schwarz, RAL 9005: 05

Farben ähnlich RAL-Tönen.

Einlasskästen, AP-Rahmen und Befestigungsplatten für Kombinationen ▶ Seite 592

▶ Seite 600

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WH37960200D	**Blinddeckel Gr. I**			
	- mit Kunststofffedern			
	Blinddeckel Gr. I, Weiss	1	**WH37960200D**	374 025 003
	Blinddeckel Gr. I, Schwarz	1	**WH37960205D**	374 025 053
WH37961400D	**Blinddeckel Gr. II**			
	- mit Kunststofffedern			
	Blinddeckel Gr. II, Weiss	1	**WH37961400D**	374 035 003
	Blinddeckel Gr. II, Schwarz	1	**WH37961405D**	374 035 053
WH37960900D	**Blinddeckel Gr. II quer**			
	- mit Kunststofffedern			
	Blinddeckel Gr. II quer, Weiss	1	**WH37960900D**	374 045 003
	Blinddeckel Gr. II quer, Schwarz	1	**WH37960905D**	374 045 053
WH377702Z	**Rastfeder für FLF**			
	- Set à 20 St.			
	FLF Rastfeder für Kunststofffedern	1 Set	**WH377702Z**	663 099 053

Material:
Formteile aus Thermoplast

Schutzart:
IP20

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9003: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 7035: 82
natureloxiert

Farben ähnlich RAL-Tönen.

Einlasskästen, AP-Rahmen und Befestigungsplatten für Kombinationen ▶ Seite 592

▶ Seite 600

WH37950182D

WH37950282D

WH37950382D

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Befestigungsplatten für 1 Gr. I Apparat			
- für Montage auf Holz - 81 x 40 mm			
Befestigungsplatten, für Gr.I, Weiss	1	**WH37950100D**	375 041 003
Befestigungsplatten, für Gr.I, Schwarz	1	**WH37950105D**	375 041 253
Befestigungsplatten, für Gr.I, Aluminium	1	**WH37950182D**	375 041 113
Befestigungsplatten für 2 Gr. I Apparate			
- für Montage auf Holz - 151 x 40 mm			
Befestigungsplatten, für 2x Gr.I, Weiss	1	**WH37950200D**	375 042 003
Befestigungsplatten, für 2x Gr.I, Schwarz	1	**WH37950205D**	375 042 253
Befestigungsplatten, für 2x Gr.I, Aluminium	1	**WH37950282D**	375 042 113
Befestigungsplatten für 3 Gr. I Apparate			
- für Montage auf Holz - 221 x 40 mm			
Befestigungsplatten, für 3x Gr.I, Weiss	1	**WH37950300D**	375 043 003
Befestigungsplatten, für 3x Gr.I, Schwarz	1	**WH37950305D**	375 043 253
Befestigungsplatten, für 3x Gr.I, Aluminium	1	**WH37950382D**	375 043 113

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WH37961623Z	**Einlasskasten Gr. I** - für 1x FLF - 58 x 36 x 44.5 mm			
	Einlasskasten Gr. I	1	**WH37961623Z**	372 450 903
WH37961523Z	**Einlasskasten Gr. II** - für 1x FLF - 70.5 x 60 x 44.5 mm			
	Einlasskasten Gr. II	1	**WH37961523Z**	372 450 703
WH37960623Z	**Einlasskasten Gr. II quer** - für 1x FLF - 119.5 x 34.5 x 37 mm			
	Einlasskasten Gr. II quer	1	**WH37960623Z**	372 450 803
WH37960100D	**AP Rahmen Gr. I** - für 1x FLF - 67 x 67 x 42 mm			
	AP Rahmen Gr. I, Weiss	1	**WH37960100D**	282 900 003
	AP Rahmen Gr. I, Schwarz	1	**WH37960105D**	282 900 013

Material:
- Befestigungsplatten aus Aluminium

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9003: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 7035: 82
natureloxiert

Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 600

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr

WH37951282D

Kombinationsplatte 1x2

- für FLF Kombinationen
- 100 x 112.5 mm

Kombinationsplatte 1x2, Weiss	1	**WH37951200D**	375 102 003
Kombinationsplatte 1x2, Schwarz	1	**WH37951205D**	375 102 253
Kombinationsplatte 1x2, Aluminium	1	**WH37951282D**	375 102 113

WH37952282D

Kombinationsplatte 2x2

- für FLF Kombinationen
- 162.5 x 112.5 mm

Kombinationsplatte 2x2, Weiss	1	**WH37952200D**	375 122 003
Kombinationsplatte 2x2, Schwarz	1	**WH37952205D**	375 122 253
Kombinationsplatte 2x2, Aluminium	1	**WH37952282D**	375 122 113

WH37952382D

Kombinationsplatte 2x3

- für FLF Kombinationen
- 162.5 x 150 mm

Kombinationsplatte 2x3, Weiss	1	**WH37952300D**	375 123 003
Kombinationsplatte 2x3, Schwarz	1	**WH37952305D**	375 123 253
Kombinationsplatte 2x3, Aluminium	1	**WH37952382D**	375 123 113

WH37953282D

Kombinationsplatte 3x2

- für FLF Kombinationen
- 225 x 112.5 mm

Kombinationsplatte 3x2, Weiss	1	**WH37953200D**	375 132 003
Kombinationsplatte 3x2, Schwarz	1	**WH37953205D**	375 132 253
Kombinationsplatte 3x2, Aluminium	1	**WH37953282D**	375 132 113


WH37953482D

Kombinationsplatte 3x4

- für FLF Kombinationen
- 225 x 187.5 mm

Kombinationsplatte 3x4, Weiss	1	**WH37953400D**	375 134 003
Kombinationsplatte 3x4, Schwarz	1	**WH37953405D**	375 134 253
Kombinationsplatte 3x4, Aluminium	1	**WH37953482D**	375 134 113

Material:
- Einlasskästen und AP-Rahmen aus Holz

▶ Seite 600

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH37991200D	**Einlasskasten 1x2** - für FLF Kombinationen - 90 x 102 x 80 mm - Wandstärke 15 mm			
	Einlasskasten 1x2	1	**WH37991200D**	370 531 203
WH37992200D	**Einlasskasten 2x2** - für FLF Kombinationen - 152 x 102 x 80 mm - Wandstärke 15 mm			
	Einlasskasten 2x2	1	**WH37992200D**	370 532 203
WH37992300D	**Einlasskasten 2x3** - für FLF Kombinationen - 152 x 140 x 80 mm - Wandstärke 15 mm			
	Einlasskasten 2x3	1	**WH37992300D**	370 532 303
WH37993200D	**Einlasskasten 3x2** - für FLF Kombinationen - 215 x 102 x 80 mm - Wandstärke 15 mm			
	Einlasskasten 3x2	1	**WH37993200D**	370 533 203
WH37993400D	**Einlasskasten 3x4** - für FLF Kombinationen - 215 x 177 x 80 mm - Wandstärke 15 mm			
	Einlasskasten 3x4	1	**WH37993400D**	370 533 403

	Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
WH37992200Q	**AP-Rahmen 2x2** - für FLF Kombinationen - 167 x 117 x 80 mm - Wandstärke 15 mm			
	AP-Rahmen 2x2	1	**WH37992200Q**	282 902 293
WH37992300Q	**AP-Rahmen 2x3** - für FLF Kombinationen - AP-Rahmen 2x3 - Wandstärke 15 mm			
	AP-Rahmen 2x3	1	**WH37992300Q**	282 902 393
WH37993400Q	**AP-Rahmen 3x4** - für FLF Kombinationen - 230 x 192 x 80 mm - Wandstärke 15 mm			
	AP-Rahmen 3x4	1	**WH37993400Q**	282 903 493

Material:
- Abdeckteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect und Schraubklemmen

Normen:
geprüft und fertigungsüberwacht

(Typ 13, Typ 23 für Sondernetze)

▶ Seite 600

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WH38580300D	**Einbausteckdose Typ 13** - mit Steckklemmen - 10 A 250 V ~ - Einbautiefe 32 mm			
	Einbausteckdose Typ 13, Weiss	1	**WH38580300D**	663 013 003
	Einbausteckdose Typ 13, Schwarz	1	**WH38580305D**	663 013 053
	Einbausteckdose Typ 13, Orange	1	**WH38580306D**	663 013 063
WH38585300D	**Einbausteckdose Typ 23** - mit Steckklemmen - 16 A 250 V ~ - Einbautiefe 32 mm			
	Einbausteckdose Typ 23, Weiss	1	**WH38585300D**	663 613 003
	Einbausteckdose Typ 23, Schwarz	1	**WH38585305D**	663 613 053
	Einbausteckdose Typ 23, Orange	1	**WH38585306D**	663 613 063
TEHASOL508	**AP-Bodendose leer** - für 2x 45 x 45 Einsätze - Lichtgrau - Material: Polyamid - H. 90 x B. 110 x T. 110 mm			
	AP-Bodendose leer	1	**TEHASOL508**	154 777 008

FLF

Spiegelschrank-Steckdose
2x Typ13

Material:
- Abdeckteile 60x60mm aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Normen:
geprüft und fertigungsüberwacht

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WH39620300D	**Spiegelschranksteckdose 2x Typ 13** - mit Steckklemmen - 10 A 250 V ~ - Einbautiefe 38 m - 60x60 mm			
	Spiegelschranksteckdose 2x Typ 13, Weiss	1	**WH39620300D**	663 302 503
	Spiegelschranksteckdose 2x Typ 13, Schwarz	1	**WH39620305D**	663 302 553
WH39965600Z	**Blindplatte zu Spiegelschranksteckdose** - 60x60 mm			
	Blindplatte zu Spiegelschranksteckdose, Weiss	1	**WH39965600Z**	beantragt
	Blindplatte zu Spiegelschranksteckdose, Schwarz	1	**WH39965605Z**	beantragt

FLF

Technik
Schalter und Steckdosen

07

Seite

Schutzarten und Schutzklassen	602
Masszeichnungen kallysto, origin und robusto	603
Montage und Anschluss	609
Leuchtpatronen	611
Drehschalter/-taster	616
Drehlichtregler	617
Potentiometer, Drehzahlsteller	620
Raumtemperaturregler	622
Bewegungsmelder	631
Hotelcard-Schalter	637
DSL, T + T Kommunikation	640
TV-/Radio- und Satellitendosen	646
HMS - Netzwerktechnik Kat. 5e, Kat. 6, Kat. 6A	648
media - Netzwerktechnik Kat. 5e, Kat. 6	666
Kompatibilitätsliste RJ45-Einsatz	669
Masszeichnungen FLF	670

Die Schutzart durch ein Gehäuse wird durch den IP-Code in folgender Weise angezeigt:

Anordnung des IP-Code



Bestandteil:	Ziffern oder Buchstaben	Bedeutung für den Schutz des Betriebsmittels:	Bedeutung für den Schutz von Personen:	Bezug
Code-Buchstaben	IP	-	-	-
				Abschnitt
Erste Kennziffer		Gegen Eindringen von festen Fremdkörpern	Gegen Zugang zu gefährlichen Teilen mit	
	0	(nicht geschützt)	(nicht geschützt)	
	1	50,0 mm Durchmesser	Handrücken	5
	2	12,5 mm Durchmesser	Finger	
	3	2,5 mm Durchmesser	Werkzeug	
	4	1,0 mm Durchmesser	Draht	
	5	staubgeschützt	Draht	
	6	staubdicht	Draht	
Zweite Kennziffer		Gegen Eindringen von Wasser mit schädlichen Wirkungen		
	0	(nicht geschützt)		
	1	senkrechtes Tropfen		
	2	Tropfen (15 Grad Neigung)		6
	3	Sprühwasser		
	4	Spritzwasser		
	5	Strahlwasser		
	6	starkes Strahlwasser		
	7	zeitweiliges Untertauchen		
	8	dauerndes Untertauchen		
Zusätzlicher Buchstabe (fakultativ)			Gegen Zugang zu gefährlichen Teilen mit	
	A		Handrücken	7
	B		Finger	
	C		Werkzeug	
	D		Draht	
Ergänzender Buchstabe (fakultativ)		Ergänzende Information speziell		
	H	Hochspannungsgeräte		
	M	Bewegung während Wasserprüfung		8
	S	Stillstand während Wasserprüfung		
	W	Wetterbedingungen		

Schutzklassen

Schutzklasse	Symbol	Beschreibung
I		Geräte mit Schutzleiteranschluss und einfacher Basisisolierung
II		(Schutzisolierung) Geräte mit Basisisolierung und verstärkter oder zusätzlicher Isolierung (doppelte Isolierung)
III		Geräte zum Anschluss an Schutzkleinspannung SELV. Wechselspannung bis 50 V, Gleichspannung bis 120 V

UP kallysto.line

Die Abdeckplatte wird so montiert, dass die Anfasung links und rechts sitzt. Somit unterscheiden sich die waagrechten und senkrechten Abdeckplatten voneinander.

Grösse	Abmessungen
Gr. 1	92 x 92 x 7 mm
Gr. 1 x 2	92 x 152 x 7 mm
Gr. 1 x 3	92 x 212 x 7 mm
Gr. 1 x 4	92 x 272 x 7 mm
Gr. 2 x 1	152 x 92 x 7 mm
Gr. 2 x 2	152 x 152 x 7 mm
Gr. 2 x 3	152 x 212 x 7 mm
Gr. 2 x 4	152 x 272 x 7 mm
Gr. 3 x 1	212 x 92 x 7 mm
Gr. 3 x 2	212 x 152 x 7 mm
Gr. 3 x 3	212 x 212 x 7 mm
Gr. 4 x 1	272 x 92 x 7 mm
Gr. 4 x 2	212 x 152 x 7 mm

Gr. 1



UP kallysto.trend

Die Abdeckplatten können waagerecht und senkrecht montiert werden.

Grösse	Abmessungen
Gr. 1	94 x 94 x 7 mm
Gr. 1 x 2	94 x 154 x 7 mm
Gr. 1 x 3	94 x 214 x 7 mm
Gr. 1 x 4	94 x 274 x 7 mm
Gr. 2 x 2	154 x 154 x 7 mm
Gr. 2 x 3	154 x 214 x 7 mm
Gr. 2 x 4	154 x 274 x 7 mm
Gr. 3 x 3	214 x 214 x 7 mm

Gr. 1



UP kallysto.pro

Die Abdeckplatten können waagerecht und senkrecht montiert werden.

Grösse	Abmessungen
Gr. 1	94 x 94 x 7 mm
Gr. 1 x 2	94 x 154 x 7 mm
Gr. 1 x 3	94 x 214 x 7 mm
Gr. 1 x 4	94 x 274 x 7 mm
Gr. 2 x 2	154 x 154 x 7 mm
Gr. 2 x 3	154 x 214 x 7 mm
Gr. 2 x 4	154 x 274 x 7 mm
Gr. 3 x 3	214 x 214 x 7 mm

Gr. 1



UP kallysto.art

Die Abdeckplatten können waagerecht und senkrecht montiert werden.

Grösse	Abmessungen
Gr. 1	94 x 94 x 7 mm
Gr. 1 x 2	94 x 154 x 7 mm
Gr. 1 x 3	94 x 214 x 7 mm
Gr. 1 x 4	94 x 274 x 7 mm
Gr. 2 x 2	154 x 154 x 7 mm
Gr. 2 x 3	154 x 214 x 7 mm
Gr. 2 x 4	154 x 274 x 7 mm
Gr. 3 x 3	214 x 214 x 7 mm
Gr. 3 x 4	214 x 274 x 7 mm

Gr. 1



UP origin

Die Abdeckplatten können waagerecht und senkrecht montiert werden.

Grösse	Abmessungen
Gr. 1	92 x 92 x 5 mm
Gr. 1 x 2	92 x 152 x 5 mm
Gr. 1 x 3	92 x 212 x 5 mm
Gr. 1 x 4	92 x 272 x 5 mm
Gr. 2 x 2	152 x 152 x 5 mm
Gr. 2 x 3	152 x 212 x 5 mm
Gr. 2 x 4	152 x 272 x 5 mm
Gr. 3 x 3	212 x 212 x 5 mm

Gr. 1



Ausschnitt

Sämtliche UP-Einsätze benötigen in der Regel einen Ausschnitt oder einen Einlasskasten mit einem Durchmesser von mindestens 60 mm. Die Tiefe wird vom jeweiligen Apparat bestimmt und kann variieren.

Achsdistanzen



AP kallysto

Die Gehäuse können waagerecht und senkrecht montiert werden.

Grösse	Abmessungen
Gr. 1	88 x 88 x 54 mm
Gr. 1	88 x 88 x 64 mm
Gr. 2 x 1	148 x 88 x 54 mm

Nutzbare Einbautiefe	54 = 44 mm
	64 = 54 mm

Gr. 1



AP origin

Die Gehäuse können waagerecht und senkrecht montiert werden.

Grösse	Abmessungen
Gr. 1	88 x 88 x 53 mm
Gr. 1	88 x 88 x 63 mm
Gr. 2 x 1	148 x 88 x 53 mm

Nutzbare Einbautiefe	53 = 45 mm
	63 = 55 mm

Gr. 1



Masszeichnungen LED Leuchtpatronen



UP-Montageplatten



AP-Gehäuse

Aussenmasse und Befestigungsbohrungen





Bauhöhe



Technik

Nass-Druckschalter S3

UP



AP



Nass-Steckdose T13 mit Klappdeckel

UP



AP



Steckdose T13 ohne Klappdeckel

UP



AP



Nass-Drehschalter Schema 0/1-polig

UP



AP



Technik

Nass-Schlüsselschalter Schema 0/1-polig

UP





AP





Nass-Bewegungsmelder

UP





AP





Montage und öffnen der Entwässerungsöffnung

Montage



Öffnen der Entwässerungsöffnung (bei Steckdosen)



Ausschnitt

Sämtliche UP-Einsätze benötigen in der Regel einen Ausschnitt oder einen Einlasskasten mit einem Durchmesser von mindestens 60 mm (optimal 63 mm). Die Tiefe wird vom jeweiligen Apparat bestimmt und kann variieren.

Achsdistanzen



Beleuchtung Schalter/Taster und Kleinkombinationen

Alle Schalter/Taster und Kleinkombinationen
können mit verschiedenen LEDs bestückt werden.
Masse der Leuchtpatrone, siehe Seite 650

Schalter/Taster





Montagebeispiel:
LED Montage in einen Drucktaster 1-polig
für Orientierung. Andere Anschlussschemen
finden Sie auf den folgenden Seiten.

Kleinkombination





Montagebeispiel:
LED Montage in einer Kleinkombination
mit Drucktaster 1-polig für Orientierung.
Andere Anschlussschemen finden Sie
auf den folgenden Seiten.

Technik

Best. Nr.	Nennspannung/Frequenz	Stromaufnahme	Lebensdauer	Farbe
WH39968011Z	230 V AC/50 Hz	max. 1 mA bei 250 V	100'000 h	Gelb
WH39968010Z	230 V AC/50 Hz	max. 1 mA bei 250 V	100'000 h	Rot
WH39968012Z	230 V AC/50 Hz	max. 1 mA bei 250 V	100'000 h	Grün
WH39968013Z	230 V AC/50 Hz	max. 1 mA bei 250 V	100'000 h	Blau
WH39968000Z	230 V AC/50 Hz	max. 1 mA bei 250 V	100'000 h	Weiss
WH39968111Z	12 V - 60 V AC/DC*	0.80 mA bei 24 V	> 50'000 h	Gelb
WH39968110Z	12 V - 60 V AC/DC*	3.1 mA bei 24 V	> 50'000 h	Rot
WH39968112Z	12 V - 60 V AC/DC*	0.80 mA bei 24 V	> 50'000 h	Grün

* Bei DC Anwendung ist die Polarität nicht zu beachten.
Die Leuchteinsätze können problemlos mit den Hager Treppenhausautomaten und Schrittschaltern angewendet werden.

Anzahl Leuchtpatronen für eine ordnungsgemässe Funktion:

Bezeichnung:	Best. Nr.:	Anzahl Taster:	Funktion:	Bemerkung:
Treppenlichtzeitschalter	EMN001	30	i.O.	4-Leiter
		30	i.O.	3-Leiter
Elektronischer Treppenlichtzeitschalter	EMS003	30	i.O.	
Fernschalter	EPN510	bis 8	i.O.	
Elektronischer Fernschalter	EPS410B	30	i.O.	
Elektr. Fernschalter mit Rückfallverzögerung	EPS450B	30	i.O.	

Schema 0/1-polig Orientierung



Schema 0/1-polig Kontrolle



Schema 3/1-polig Orientierung



Schema 3/1-polig Kontrolle



Schema 0/2-polig Orientierung



Schema 0/2-polig Kontrolle



Schema 3/2-polig Orientierung



Schema 3/2-polig Kontrolle



Technische Änderungen vorbehalten

2 x Schema 3/1-polig Orientierung



Schema 6 Orientierung



Schema 6 Kontrolle



Schema 1 Orientierung



Schema 1 Kontrolle



Impulsschaltung
1-polig Orientierung



Impulsschaltung
1-polig Kontrolle



Impulsschaltung 12 - 60 V
1-polig Orientierung



Impulsschaltung
2-polig Orientierung



Impulsschaltung
2 x 1-polig Orientierung



Impulsschaltung
2 getrennte Stromkreise Orientierung



Impulsschaltung
Wechselschalter Schema 3 Orientierung



Technik

Technische Änderungen vorbehalten

Schema 0/1-polig Orientierung



Kleinkombination S3

Schema 0/1-polig Kontrolle



Kleinkombination S3

Schema 1 Orientierung



Kleinkombination S1 (3 + 3)

Schema 1 Kontrolle



Kleinkombination S1 (3 + 3)

Schema 0/1-polig Orientierung



Kleinkombination Drucktaster

Schema 0/1-polig Kontrolle



Kleinkombination Drucktaster

Schema 1 Orientierung



Kleinkombination 2 x Drucktaster

Schema 0/1-pol.	 Aufzugsschacht  Rauchabzug	
Schema 0/2-pol.		
Schema 0/3-pol.		
Schema 1/1-pol.		
Schema 2/1-pol.		
Schema 2/1-pol.		
Schema 2/1-pol.		
Schema 3/1-pol.		
Schema 5/1-pol. 0-1-2-3		
Taster 1-pol.		
Taster 2-pol.		
Wechsler		

Technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten UP-Drehdimmer Einsätze

	WH103406F	WH103407F	WH103004F	WH103005F	WH104302F
Dimmprinzip	Phasenanschnitt	Phasenanschnitt	Phasenabschnitt	Phasenabschnitt	automatische Lasterkennung, Phasenan-/ abschnitt
Symbol					
Elektrische Daten					
Nennspannung	230 V AC ± 10 %				
Frequenz	50 Hz				
Verlustleistung bei 100 % Last					3.7 W
230 V~ Halogenlampen	20 - 250 W	60 - 600 W	20 - 315 W	20 - 500 W	20 - 400 W
NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo		20 - 500 VA			20 - 400 VA
NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo			20 - 315 VA	20 - 500 VA	20 - 400 VA
LED Lampen	3 - 85 W				3 - 90 W
Allgemein					
Memory-Funktion					Ja
Kurzschluss-Schutz	Feinsicherung T 4 A (5 x 20 mm)		elektronisch	elektronisch	elektronisch
Übertemperatur-Schutz	automatisches Abdimmen				
Leitungslänge	max. 40 m für Nebenstelleneingang				
Umgebungstemperatur Betrieb Lager	 -5 °C bis +30 °C -10 °C bis +50 °C				
Anschlussklemmen Klemmentyp Starr	 Schraubklemmen 1 mm² bis 2 x 2,5 mm²				

Im Falle einer Überhitzung des Dimmers wird das Licht automatisch abgedimmt. Nach Abkühlung springt der Dimmer wieder auf den letzten Dimmwert. Bei der Berechnung der maximalen Anschlussleistung ist der Wirkungsgrad der Transformatoren zu berücksichtigen (Richtwert: ca. 80 % bei Eisenkerntrafos / ca. 90 % bei elektronischen Trafos).

Hinweis
Die angegebene max. Anschlussleistung gilt für den Einbau in Massivwände. Bei geringerer Wärmeableitung, z.B. in Hohlwänden, Holzkonstruktionen, Rigips, usw. sowie bei gegenseitiger Erwärmung mehrerer elektronischen Geräte nimmt die Anschlussleistung zum Teil massiv ab.

Verringerung der Anschlussleistung von allen Dimmertypen
Die angegebene Anschlussleistung eines Dimmers darf nicht maximal ausgeschöpft werden, wenn der Dimmer nur unzureichend Wärme ableiten kann. So verringert sich die maximale Anschlussleistung um mindestens:
- 25 %, wenn Dimmer in Hohl- oder Holzwände eingebaut werden,
- 25 %, wenn mehrere Dimmer gemeinsam in einer Kombination montiert werden,
- 25 %, wenn mehrere Einbau-Dimmer auf einem DIN-Profil nebeneinander montiert werden,
- 30 %, wenn Dimmer in ein- oder zweifach Aufputz- oder Pultgehäuse montiert werden,
- 50 %, wenn Dimmer in dreifach Aufputz- oder Pultgehäuse montiert werden.

Wenn mehrere Faktoren gemeinsam auftreten, addieren sich die Verringerungen!

Drehdimmer

Montage



Funktionsprinzip WH104301F (Universal-Dimmer)



Kurz drücken: Licht schaltet ein oder aus.
Lang drücken bei ausgeschaltetem Licht:
Einschalten mit Minimalhelligkeit.
Lang drücken bei eingeschaltetem Licht: Helligkeit einstellen.
Der Dimmvorgang stoppt beim jeweiligen Endwert.

Bei jeder neuen langen Betätigung wechselt die Dimmrichtung.
Einschalthelligkeit kann nicht gespeichert oder gelöscht werden.

Anschluss WH104302F (Universal Drehdimmer LED)



Anschluss WH103406F



Anschluss mit Nebenstelle WH103406F



Anschluss WH103407F (Phasenanschnitt Dimmer)



Anschluss mit Wechselschalter WH103407F (Phasenanschnitt Dimmer)



Anschluss WH103005F (Phasenabschnitt Dimmer)



Anschluss mit Wechselschalter WH103005F (Phasenabschnitt Dimmer)



Anschluss WH104201F (Drehzahlsteller)



Anschluss WH104002F (Potentiometer)



Technik

EVGs haben hohe Einschaltspitzenströme. Sind mehr als 3 EVGs zu schalten, ist ein Leistungsrelais einzusetzen.



bis 3 EGVs ohne Leistungsrelais



Technische Daten

max. Steuerspannung	12 V
max. Steuerstrom	40 mA
min. Steuerspannung	1 V
Netzschalter	10 A
Überlastschutz	T 1.6 H/250 V

Technische Änderungen vorbehalten

Einstellung der Mindestdrehzahl:

Um zu gewährleisten, dass der Motor auch nach einem Stromausfall wieder einwandfrei anläuft, ist die Mindestdrehzahl folgendermassen einzustellen.

1. Drehzahlsteller einschalten und auf Rechtsanschlag drehen
2. Mindestdrehzahl nun mit einem kleinen Schraubendreher an der Einstellschraube einjustieren.

Überlastschutz

Der Apparat ist mit einem temperaturabhängigen Überlastschutz ausgestattet. Dieser setzt das Gerät bei Überhitzung durch Überlast dauerhaft ausser Betrieb. Der Drehzahlsteller muss nach Ansprechen dieser Schutzeinrichtung ausgetauscht werden. Anschluss und Demontage dürfen nicht unter Spannung erfolgen! In der Hauptstelle befindet sich unter der Frontplatte eine Sicherung (und eine Reservesicherung).
Achtung: Neutralleiter anschliessen!

Anschlussschema



Technische Daten

Spannung	230 V~/50 Hz,
Nennstrombereich	0.1 - 2.6 A/600 VA bei 38 °C
Überlastschutz	T 4 H/250 V

Technische Daten Raumtemperaturregler-Einsätze

	WH104404F	WH104405F	WH104408F	WH104406F
Funktion	Wechsler für "Heizen" und “Kühlen”	Schliesser für "Heizen"	Wechsler für "Heizen" und "Kühlen"	Fussbodenfühler für "Heizen"
Schalter für ON/OFF	Nein	Ja	Nein	Ja
Anzeigen (LED)	-	Heizen (Rot)	-	Heizen (Rot) und Absenken (Grün)
Elektrische Daten				
Nennspannung Frequenz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	24 V AC/DC -	230 V AC 50 Hz
Verlustleistung	0,1 W	0,1 W	0,1 W	1 W
Anschlussleistung				
Schaltstrom: Heizen Kühlen	10 (4)* A 5 (2)* A	10 (4)* A	1 (1)* A 1 (1)* A	16 (2)* A
Schliesser für Nachtabsenkung	Ja	Ja	Ja	Ja
Funktionsdaten				
Fühler**	Bimetall (Typ 1C)			NTC 2 kOhm (25°C)
Einstell-/Regelbereich	+5 °C bis +30 °C	+5 °C bis +30 °C	+5 °C bis +30 °C	+10 °C bis +40 °C
Schalttemperaturdifferenz	± 0,5 K	± 0,5 K	± 0,5 K	± 0,75 K
Absenkung	4 K	4 K	4 K	5 K
max. Luftfeuchte	95% (nicht kondensierend)			
Thermische Rückführung***	Ja	Ja	Ja	Nein
Komfort-Temperatur (Punkt auf Frontplatte)	bei 20 °C	bei 20 °C	bei 20 °C	Nein
Allgemein				
Schutzart	IP20, nur nach vollständiger Montage der Abdeckung inkl. Rahmen			
Umgebungstemperatur Betrieb Lager	 0 °C bis 30 °C -20 °C bis +70 °C			 0 °C bis 40 °C -20 °C bis +70 °C
Anschlussklemmen Klemmentyp Starr	 Schraubklemmen 0,5 mm^2 bis 2,5 mm^2			 Schraubklemmen 1,5 mm^2 bis 2,5 mm^2

* Werte in Klammern für induktive Last bei cos phi = 0,6
** NTC: HF-8/4-K2 mit doppelter Isolierung
Bei "Fühler defekt" Erkennung wird der Heizkreis abgeschaltet.
Widerstandswerte siehe nachfolgende Seite.
*** Wird der Neutralleiter nicht am Raumthermostat angeschlossen, ist mit einer Erhöhung der Schalttemperaturdifferenz von ca. 0,5 K auf ca. 5 bis 8 K zu rechnen. Das heisst, dass die Temperatur im Raum sehr stark schwankt.

Allgemeiner Installationshinweis

Die Raumtemperaturregler sind für den Einsatz in geschlossenen Räumen (Wohnungen oder wohnähnliche Einrichtungen) geeignet.
Sie sind in einer Raumhöhe von ca. 1,5 m an einer Innenwand zu installieren.
Folgende Störeinflüsse können die Regelungseigenschaften der Geräte beeinflussen:
- direkte Sonneneinstrahlung
- sowie thermische
- oder elektronische Störungen (z. B.: durch Leuchten, Fernseh-/Rundfunkgeräte, Heizungsrohre, Zugluft, etc.).



Fussbodenfühler: NTC 2 kOhm



Fühler im Rohr, geschütz für die Messung der Bodentemperatur:
① Heizungsrohr
② Fühler
③ Rohr, am Ende verschlossen



Temp (°C)	10	20	25	30	40	50
R (kOhm)	3,66	2,43	2,00	1,65	1,15	0,82
U (V)	2,49	2,2	2,08	1,92	1,63	1,35

Aufbau und Anschlussschema WH104404F / WH104406F





Beschreibung
Ⓐ Temperaturregelungsknopf
Ⓑ Begrenzung des Einstellbereiches
Ⓒ Scheiben (Blau und Rot)
Ⓓ Komfort-Temperatur (+20 °C)
Ⓔ Frostschutz (+5 °C)

Beschreibung der Anschlussklemmen
Eingänge:
- L = Phase
- N = Neutralleiter
- ◷ = Temperaturabsenkung

Ausgänge:
- ☼ = Heizlast
- ❄ = Kühllast

Begrenzung des Temperaturbereiches
Der Temperaturbereich kann wie folgt eingestellt werden:
1- Temperaturregelungsknopf Ⓐ entfernen
2- Stift Ⓑ anheben
3- Zur Festlegung der maximal gewünschten Temperatur, Rote Scheibe Ⓒ einstellen
4- Zur Festlegung der minimal gewünschten Temperatur, Blaue Scheibe Ⓒ einstellen
5- Stift Ⓑ einstecken
6- Knopf Ⓐ aufsetzen

Anschluss WH104404F / WH104408F (ohne Schalter)





Funktion WH104404F / WH104408F
Beide Regler sind entweder zum Heizen oder Kühlen einsetzbar.

- Wenn die Raumtemperatur unterhalb der eingestellten Temperatur fällt, schliesst der Bimetallkontakt den Heizkreis.

- Wenn die Raumtemperatur die eingestellte Temperatur überschreitet, schliesst der Bimetallkontakt den Kühllastkreis.
  Uhrkontakt: ◷
  - Offen: die Temperatur wird normal geregelt.
  - Geschlossen: die Temperatur wird um ca. 4 K abgesenkt.

Technische Änderungen vorbehalten

Aufbau und Anschlussschema WH104405F





Beschreibung
Ⓐ Temperaturregelungsknopf
Ⓑ Begrenzung des Einstellbereiches
Ⓒ Scheiben (blau und rot)
Ⓓ Komfort-Temperatur (+20 °C)
Ⓔ Frostschutz (+5 °C)
Ⓕ Ein-/Aus-Schalter
Ⓖ Heizstatusanzeige

Beschreibung der Anschlussklemmen
Eingänge:
- L = Phase
- N = Neutralleiter
- ◷ = Temperaturabsenkung

Ausgang:
- ☼ = Heizlast

Begrenzung des Temperaturbereiches
Der Temperaturbereich kann wie folgt eingestellt werden:
1- Temperaturregelungsknopf Ⓐ entfernen
2- Stift Ⓑ anheben
3- Zur Festlegung der maximal gewünschten Temperatur, rote Scheibe Ⓒ einstellen
4- Zur Festlegung der minimal gewünschten Temperatur, blaue Scheibe Ⓒ einstellen
5- Stift Ⓑ einstecken
6- Knopf Ⓐ aufsetzen

Anschluss WH104405F
(mit Schalter)



Funktion WH104405F
In der Aus-Stellung ist die Regelung des Thermostats vollständig deaktiviert. Wenn die Raumtemperatur unterhalb der eingestellten Temperatur sinkt, schliesst der Bimetallkontakt den Heizkreis, bis die gewünschte Temperatur erreicht wird.
Uhrkontakt: ◷
- Offen: die Temperatur wird normal geregelt.
- Geschlossen: die Temperatur wird um ca. 4 K abgesenkt.

Aufbau und Anschlussschema WH104412F





Beschreibung
Ⓐ Temperaturregelungsknopf
Ⓑ Begrenzung des Einstellbereiches
Ⓒ Scheiben (blau und rot)
Ⓓ Komfort-Temperatur (+20 °C)
Ⓔ Frostschutz (+5 °C)
Ⓕ Schalter Heizen/Kühlen

Beschreibung der Anschlussklemmen
Eingänge:
- L = Phase
- N = Neutralleiter
Ausgang:
- ☼ ❄ = Lastanschluss heizen/kühlen

Begrenzung des Temperaturbereiches
Der Temperaturbereich kann wie folgt eingestellt werden:
1- Temperaturregelungsknopf Ⓐ entfernen
2- Stift Ⓑ anheben
3- Zur Festlegung der maximal gewünschten Temperatur, rote Scheibe Ⓒ einstellen
4- Zur Festlegung der minimal gewünschten Temperatur, blaue Scheibe Ⓒ einstellen
5- Stift Ⓑ einstecken
6- Knopf Ⓐ aufsetzen

Anschluss WH104412F
mit Schalter Heizen/Kühlen



Funktion WH104412F
Der Temperaturregler dient zur Regelung der Temperatur in geschlossenen Räumen. Die Regelung erfolgt über den gemessenen Wert des internen Temperaturfühlers.
Durch die thermische Rückführung (Heizwiderstand) wird im Heizbetrieb eine effiziente Regelung erreicht.
Der Temperaturregler besitzt einen Schalter über den zwischen den Regelungsarten Heizen und Kühlen umgeschaltet wird.

Aufbau und Anschlussschema WH104406F





Beschreibung
Ⓐ Temperaturregelungsknopf
Ⓑ Begrenzung des Einstellbereiches
Ⓒ Scheiben (blau und rot)
Ⓓ Heizstatusanzeige
Ⓔ Temperaturabsenkungsanzeige
Ⓕ Ein-/Aus-Schalter

Beschreibung der Anschlussklemmen
Eingänge:
- L = Phase
- N = Neutralleiter
- ⏲ = Temperaturabsenkung
- F/F = Temperaturfühler (nicht polarisiert)

Ausgang:
- ☼ = Heizlast
- ❄ = Kühllast

Begrenzung des Temperaturbereiches
Der Temperaturbereich kann wie folgt eingestellt werden:
1- Temperaturregelungsknopf Ⓐ entfernen
2- Stift Ⓑ anheben
3- Zur Festlegung der maximal gewünschten Temperatur, rote Scheibe Ⓒ einstellen
4- Zur Festlegung der minimal gewünschten Temperatur, blaue Scheibe Ⓒ einstellen
5- Stift Ⓑ einstecken
6- Knopf Ⓐ aufsetzen

Anschluss WH104406F (für elektrische Fussbodenheizung)



Funktion WH104406F
Die Temperatur wird mittels des im Boden eingebauten Fühlers gemessen. Wenn die Fussbodentemperatur unterhalb der eingestellten Temperatur sinkt, schliesst das Ausgangsrelais den Heizkreis, bis die gewünschte Temperatur erreicht wird.
Die Heizstatusanzeige ist eingeschaltet, wenn die Heizung aktiviert ist.
Der Ein-/Aus-Schalter erlaubt die vollständige Deaktivierung der Regelung.
Wenn der Kontakt ⏲ geschlossen ist, wird die Temperatur um 5 K abgesenkt (siehe Verdrahtungsplan).
Bei einem Ausfall oder Kurzschluss des Fühlers: Unterbrechung der Heizung.

Raumtemperatureregler mit Display



Beschreibung

① Abdeckplatte kallysto line Gr.I (92x92mm)

② Befestigungsplatte grossflächig Gr.I

③ Einsatz RTR mit Display

④ PT Schraube Senkkopf K30 x 8 Pozidriv Nr.1 (WN 1413)

Technik

Hinweise zur Bedienung

Das Gerät besitzt 4 Sensortastflächen, die durch die geprägten Symbole gekennzeichnet sind. Ihre Funktion kann sich abhängig von der Bedienung verändern und wird jeweils im Display oberhalb der Symbole angezeigt. Das Gerät verfügt über eine Schutzfunktion, die ein unbeabsichtiges Betätigen der Tastflächen verhindert.
Die Funktion wird 20 Sekunden nach der letzten Berührung einer Tastfläche aktiv und wird durch Berühren einer beliebigen Tastfläche für 2 Sekunden wieder deaktiviert.

Anschlussschema WH404411F



Einstellungen

1.Tastensperre
2. Automatische Sommer-/ Winterzeitumstellung
3. Ventilschutzfunktion
4. Lernfunktion
5. Displaybeleuchtung
6. Anzeigeinhalt

Expertenmenu

1. Reglertyp
2. Sprache
3. Messkorrektur
4. maximale Temperatur
5. Lasteingabe
6. Regelverfahren
7. externer Sensor
8. Reset

Türgong



Beschreibung

① Abdeckplatte kallysto line Gr.I (92x92mm)

② Befestigungsplatte grossflächig Gr.I

③ Grothe Gong 230V

④ kallysto Frontplatte Türgong

⑤ PT Schraube Senkkopf K30 x 8 Pozidriv Nr.1 (WN 1413)

⑥ Spannfeder zu Frontrahmen Systo Apparate

Anschlussschema WH408302F



Anschlussschema WH408301F



Anschlussschema WH408302F



Technik

Funktion

Mit dem Oekoswitch kann ein beliebiger Verbraucher ein- oder ausgeschaltet werden. Erfolgt kein manuelles Ausschalten, schaltet der Oekoswitch nach einer vorwählbaren Zeit (bis zu 8 Stunden) selbständig aus.

Der Oekoswitch ist nicht geeignet für die Montage in Umgebungen mit Temperaturen unter 0°.

mit einer Schaltstelle



hier Zeit voreinstellen



mit Nebenstellen Orientierung



Drucktaster

mit Nebenstellen Kontrolle



Drucktaster

Technische Daten

Spannung	230 V~/50 Hz
Schaltleistung	1500 VA bei 38 °C
Sicherung	T 6,3/250 V~

Technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten Bewegungsmelder

	Bewegungsmelder 3-Draht mit Sensor 180°	Bewegungsmelder Minuterie mit Sensor 180°
	WH102508F	WH102509F
Elektrische Daten		
Nennspannung Frequenz	230 V AC ± 10 % 50 Hz	230 V AC ± 10 % 50 Hz
Verlustleistung	< 0.2 W	< 0.3 W
Anschlussleistung		
Glühlampe	1500 W	
230 V~ Halogenlampen	1500 W	
NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo	1500 W	
NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo	300 VA	
Leuchtstofflampen	300 VA	
Energiesparlampen	400 W	
230 V LED-Lampen	400 W	
Funktionsdaten		
Anschlussart	3 Draht, N-Leiter erforderlich	
Ausgang	Relais, Micro-Kontakt, Schliesser	
Nebenstelleneingang (Taster)	max 5	
Treppenhausautomaten	ja	
Erfassungswinkel	90° bis 180°	
Erfassungsbereich	ca. 12x16m (bei Montagehöhe 1.1m)	
Ansprechhelligkeit	5 bis 1000 Lux	
Verzögerungszeit	Impulsbetrieb 200 ms; ca. 10 s ... 30 min	
Einbauhöhe (empfohlen)	1,1 m	
Allgemein		
Kurzschluss-/Überlast-Schutz	über Leitungsschutzschalter max 1A	
Anschluss Leitungslänge	max. 50 m für Nebenstelleneingang	
Umgebungstemperatur Betrieb Lager	 -5 °C bis +45 °C -20 °C bis +60 °C	
Anschlussklemmen Klemmentyp Starr / Flexibel	 Schraubklemmen 1 mm^2 bis 2 x 2,5 mm^2	
Master-/Slave Funktion Master Slave	 ja nein	 nein ja, max. 10 Stk.

Allgemeiner Installationshinweis Bewegungsmelder

Die Bewegungsmelder sind für den Einsatz in geschlossenen Räumen (Wohnungen oder wohnähnliche Einrichtungen) geeignet. Sie sind in
einer Raumhöhe von ca. 1,1 m an einer Innenwand zu installieren.
Folgende Störeinflüsse können die Schalteigenschaften der Geräte beeinflussen: direkte Sonneneinstrahlung sowie thermische oder elektronische Störungen (z. B.: durch Leuchten, Fernseh-/ Rundfunkgeräte, Heizungsrohre, Zugluft, etc.).

Neben der Positionierung ist die Annährungsrichtung bei den Geräten zu beachten. Bei einer sich nähernden Person, die sich frontal zum Melder bewegt wird eine Detektion später erkannt als bei einer Person, die sich seitlich annähert. Der Detektionswinkel von sich direkt von vorne nähernden Personen ist 30°.

Installationshinweis



Aufbau WH 10 25 08 F und WH 10 25 09 F



Beschreibung



(6) Status-LED
(7) Taste
(8) Einsteller für Erfassungswinkel
(9) Potenziometer Ansprechhelligkeit
(10) Potenziometer Nachlaufzeit
(11) Potenziometer Empfindlichkeit

Auswahl der Betriebsart über Taste 5:

Tastenbedienung	LED Anzeige	Schaltart
Taste wiederholt kurz drücken	–	Automatik
	grün	Dauer EIN
	rot	Dauer AUS

Begrenzung des Erfassungsbereiches:



Weitere Funktionen:

Auswahl der Sonderfunktionen und LED-Anzeige bei WH102508



Funktion	Partyfunktion	Teach-In	Tastensperre	Anwesenheits-simulation
LED-Anzeige	rot	orange	grün	rot
Haltezeit Bedientaste	> 5 s	>10 s	> 15 s	> 20 s

Anschluss

3-Draht



Anschluss mit 3-Draht mit optionaler Nebenstellentaster



Minuterie WHxx2509xxX



Technik

Technische Daten

	Bewegungsmelder kompakt, 3 Draht, mit Sensor 180°
	WH 36 25 08 …
Elektrische Daten	
Nennspannung Frequenz	230 V AC ±10% 50 Hz
Verlustleistung	0.9 W
Anschlussleistung	
230 V~ Halogenlampen	2300 W
NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo	2300 VA
NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo	2300 VA
Leuchtstofflampen	2300 VA, max 30 EVG
Funktionsdaten	
Anschlussart	3 Draht, N-Leiter erforderlich
Ausgang	Relais 16 A
Nebenstelleneingang (Taster)	ja
Treppenhausautomaten	ja
Erfassungswinkel	180°
Erfassungsbereich	12 m x 20 m, Detektionswinkel 90°
Ansprechhelligkeit	ca. 5 bis 2000 Lux
Verzögerungszeit	15 s bis 16 min
Einbauhöhe (empfohlen)	1,1 m und 2,2 m
Allgemein	
Ausgangskontakt	Relais, Micro-Kontakt, Schliesser
Mikrofon	Ja (regulierbar und abschaltbar)
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 °C bis +55 °C
Anschlussklemmen Klemmentyp Starr	 Steckklemmen 1 mm^2 bis 2 x 2,5 mm^2
Master-/Slave Funktion	Parallelschaltung

Technische Änderungen vorbehalten

Allgemeiner Installationshinweis Bewegungsmelder

Die Bewegungsmelder sind für den Einsatz im Aussenbereich geeignet. Sie sind in einer Höhe von ca. 1,1 m/2,2 m an einer Wand zu installieren. Folgende Störeinflüsse können die Schalteigenschaften der Geräte beeinflussen: direkte Sonneneinstrahlung sowie thermische oder elektronische Störungen (z.B.: durch Leuchten, Fernseh-/Rundfunkgeräte, Heizungsrohre, Zugluft, etc.).

Neben der Positionierung ist die Annährungsrichtung bei den Geräten zu beachten. Bei einer sich nähernden Person, die sich frontal zum Melder bewegt, wird eine Detektion später erkannt als bei einer Person, die sich seitlich annähert. Der Detektionswinkel von sich direkt von vorne nähernden Personen ist 90°.

Installationshinweis



Aufbau



(1) AP-Gehäuse
(2) UP-Montageplatte
(3) Dichtung
(4) Einsatz Bewegungsmelder
(5) Befestigungsplatte
(6,7) robusto Oberteil mit Linse

Beschreibung



(6) Abdeckblende (optional)
(8) Potentiometer **Mic**
(a) Geräuschempfindlichkeit
(b) Impuls-Pausenzeit
(9) Potenziometer Nachlaufzeit **R1**
(10) Potenziometer Ansprechhelligkeit **Lux**



LED1: leuchtet kurz bei jeder erkannten Bewegung

LED2: leuchtet kurz bei jedem erkannten Geräusch

Anschluss

Automatikbetrieb:



Automatikbetrieb mit RC-Glied:



Automatikbetrieb mit Tasternebenstelle:



Automatikbetrieb mit Dauer-Ein über Schalter:



Parallelbetrieb
(Erweiterung des Erfassungsbereichs):



Impulsbetrieb mit Treppenlichtautomat:



Betrieb mit Drehschalter Hand-0-Aut:



A Variante - Unterbrechung des Lampendraht
B Variante - Unterbrechung der Versorgungsspannung

Technik

Technische Daten Hotelcard-Schalter

Elektrische Daten

Nennspannung	230 V AC ± 10 %/-15 %
Frequenz	50/60 Hz
Verlustleistung	0,2 W
Ausgang	
Relais	10 A, potentialfreier Schliesser
Verzögerungszeit	0 Sek., 15 Sek., 30 Sek., 60 Sek.
Lebensdauer	
LED (Beleuchtung)	50.000 h
Umgebungstemperatur Betrieb Lager	 -5 °C bis +50 °C -25 °C bis +70 °C
Anschlussklemmen (Klemmentyp Starr)	Schraubklemmen 1 mm^2 bis 2 x 2,5 mm^2

Hotelcard-Schalter WH 25 13 03 00 C
Montage







Technik

Funktionsprinzip



Anschluss WH 25 13 03 00 C (Hotelcard-Schalter)



Frontansicht (Hotelcard-Schalter)



Seitenansicht (Hotelcard-Schalter)



Prinzip-Schema



Technische Änderungen vorbehalten

Funktion

Die blaue RJ45 Steckbuchse enthält eine automatische Brücke zwischen 3/4 und 5/6 und ist im ungestecktem Zustand geschlossen. Für eine DSL-Benutzung wird das Y-Kabel in die blaue RJ45 Steckbuchse eingesteckt und die automatische Brücke öffnet sich. Die beiden anderen RJ45 Stecker (Gelb = Signalzuführung & Grün = Signal gefiltert, Rückspeisung in Installation) werden in den vom Provider gelieferten Splitter eingesteckt. Am Splitter selber wird der Router noch angeschlossen. Wird parallel ein Telefon benötigt, kann dieses in die grüne RJ45 Steckbuchse der Steckdose eingesteckt werden. Ist ein Betrieb ohne DSL vorgesehen, so darf bei der ersten DSL-Dose (Bespiel: Büro) die blaue RJ45 Steckbuchse nicht benützt werden, sonst wird die Rückspeisung unterbrochen.

Anschluss DSL-Dose

ohne DSL



mit DSL



PIN	1	2	3	4	5	6	7	8
Swisscom	-	-	-	a	b	-	-	-
Installation	-	-	a	-	-	b	-	-

Belegung Y-DSL Anschlusskabel
1 x RJ45 - 2 x RJ11:

Dosenseitig RJ45, Modemseitig 1xRJ11 für DSL Eingang und 1 x RJ11 für Analog Telefonie Ausgang
Belegung RJ45: 4 5 3 6
Belegung RJ11 Gelb DSL: 3 4
Belegung RJ11 Grün analog: 3 4



Schema # R1: BB DSL mit automatischer Brücke — Artikel WH404004F

Buchse links	Buchse rechts	Klemme
RJ45 ungeschirmt grün	RJ45 ungeschirmt blau	



Schema # R2: BB DSL mit automatischer Brücke — Artikel WH404005F

Buchse links	Buchse rechts	Klemme
TT83	RJ45 ungeschirmt blau	



Schema # R3: Telefonie POTS, ISDN — Artikel WH404008F

Buchse	Klemme
RJ45 ungeschirmt	



Schema # R4: Telefonie getrennt POTS, ISDN / POTS, ISDN — Artikel WH404012F

Buchse links	Buchse rechts	Klemme
RJ45 ungeschirmt	RJ45 ungeschirmt	



Technik

Technische Änderungen vorbehalten

Schema # R5: Telefonie POTS, ISDN — Artikel WH403112F

Buchse		Klemme
TT83		
1a	—	1a
1b	—	1b
2a	—	2a
2b	—	2b

Schema # R6: Telefonie POTS / Telefonie POTS, ISDN oder LAN Fast Ethernet — Artikel WH404006F

Buchse links	Buchse rechts		Klemme
TT83	RJ45 ungeschirmt		
	1	—	1
	2	—	2
	3	—	3
	4	—	4
	5	—	5
	6	—	6
1a		—	1a
1b		—	1b

Schema # R7: LAN Gigabit Ethernet oder Telefonie POTS, ISDN — Artikel WH404009F

Buchse		Klemme	Farbcode Klemme TIA568B
RJ45 geschirmt			
1	—	1	orange-weiss
2	—	2	orange
3	—	3	grün-weiss
4	—	6	grün
5	—	5	blau-weiss
6	—	4	blau
7	—	7	braun-weiss
8	—	8	braun
Abschirmung	- - -

Schema # R9: Telefonie POTS, ISDN / LAN Fast Ethernet — Artikel WH404014F



Schema # R10: Telefonie getrennt POTS, ISDN / POTS, ISDN — Artikel WH403113F



Schema # R11: Telefonie POTS / Telefonie POTS, ISDN oder LAN Fast Ethernet — Artikel WH404007F



POTS = Plain old telephone service (analoger Telefondienst)
ISDN = Integrated Services Digital Network (digitales Telekommunikationsnetz)
DSL = Digital Subscriber Line (digitaler Teilnehmeranschluss)
LAN = Local Area Network (lokales Netzwerk)
RJ45 = Klasse D

Schema # R12: Telefonie parallel POTS, ISDN / POTS, ISDN Artikel WH404010F



Schema # R13: Telefonie parallel POTS, ISDN / POTS, ISDN Artikel WH404011F



Schema # R14: Telefonie getrennt POTS, ISDN / POTS, ISDN Artikel WH404013F



Schema # R15: Artikel WH404016F



TV-Radio-Breitbanddosen



AM04 4dB Stichdose
WH405485F



Mechanische Spezifikationen:
Gehäuse: Zink-Druckguss
Anschluss: 1 x Schraubklemme für Koax (IN)
2 x IEC (DATA = 1 x IEC "Female" CATV = 1 x IEC "Male"

Elektrische Spezifikationen:

Beschreibung		Frequenz-bereich (GHz)	Spezifikation
Anschlussdämpfung	IN-CATV	bis 2	4.2 dB max.
	IN-DATA	bis 2	4.2 dB max.
Entkopplung	CATV-DATA	bis 2	22 dB typ. 20 dB min.
Rückflussdämpfung	IN	bis 2	Kategorie B
	CATV	bis 2	Kategorie C
	DATA	bis 2	Kategorie C
Schirmungsmass	nach EN50083-2		Klasse A + 10 dB
Impedanz			75 V

AM10 10.5dB Enddose
(mit Endwiderstand)
WH405486F



Mechanische Spezifikationen:
Gehäuse: Zink-Druckguss
Anschluss: 1 x Schraubklemme für Koax (IN)
2 x IEC (DATA = 1 x IEC "Female" CATV = 1 x IEC "Male"

Elektrische Spezifikationen:

Beschreibung		Frequenz-bereich (GHz)	Spezifikation
Anschlussdämpfung	IN-CATV	bis 2	10.5 dB typ. 11.2 dB max.
	IN-DATA	bis 2	4.2 dB max.
Entkopplung	CATV - DATA	bis 2	22 dB typ. 20 dB min.
Rückflussdämpfung	IN	bis 2	Kategorie B
	CATV	bis 2	Kategorie C
	DATA	bis 2	Kategorie C
Schirmungsmass	nach EN50083-2		Klasse A
Impedanz			75 V

AM11-23 11-23dB Durchgangsdose
WH405487F - WH405490F



Mechanische Spezifikationen:
Gehäuse: Zink-Druckguss
Anschluss: 2 x Schraubklemme für Koax (1 x IN 1 x OUT)
2 x IEC (DATA = 1 x IEC "Female" CATV = 1 x IEC "Male"

Elektrische Spezifikationen:

Beschreibung		Frequenz-bereich (GHz)	AM11	AM15	AM19	AM23
Anschlussdämpfung	IN-CATV	bis 2	11/12	14/15	19/20	23/23
(dB typ. / dB max.)	IN-DATA	bis 2	11/12	14/15	19/20	23/23
Durgangsdämpfung	IN-OUT	bis 2	2.5/3	1.8/2	1.2/1.5	1.2/1.5
Entkopplung	CATV - DATA	bis 2	22 dB typ. 20 dB min.			
Rückflussdämpfung	IN	bis 2	Kategorie B			
	CATV	bis 2	Kategorie C			
	DATA	bis 2	Kategorie C			
Schirmungsmass	nach EN50083-2		Klasse A			
Impedanz			75 V			

TV-Radio-Datendosen





AMD4 4dB Stichdose
WH405450F
AMD10 10.5dB Enddose (mit Endwiderstand)
WH405451F



Mechanische Spezifikationen:
Gehäuse: Zink-Druckguss
Anschluss: AMD04, AMD10: 1 x Schraubklemme für Koax (IN)
AMD11 - AMD23: 2 x Schraubklemme für Koax (1x IN 1x OUT)
2 x IEC (R = 1x IEC "Female" TV = 1 x IEC "Male") 1 x MiniDat

Elektrische Spezifikationen:

Beschreibung	AMD04	AMD10	AMD11	AMD15	AMD19	AMD23
Frequenzbereich	5 - 1000 MHz					
Frequenzbereich Daten Rückweg	5 - 65 MHz					
Anschlussdämpfung TV/R	TV 3.5 dB R 8 dB	10.5 dB	11 dB	14 dB	19 dB	23 dB
Durgangsdämpfung		mit End-widerstand	3.5 dB	1.6 dB	1.3 dB	1.3 dB
Datenausgang	8 dB	10.5 dB	11 dB	14 dB	19 dB	23 dB
Richtdämpfung	> 30 dB					
Entkopplung TV - TV (Dose-Dose)			> 45 dB	> 45 dB	> 50 dB	> 58 dB
Entkopplung R - TV (Dose-Dose)	> 20 dB	> 20 dB	> 45 dB	> 45 dB	> 50 dB	> 58 dB
Rückflussdämpfung Eingang - Ausgang			18 dB/40 MHz - 1.5 dB/Oct.			
Rückflussdämpfung TV/R	> 14 dB					
Schirmungsmass nach EN50083-2	Klasse A					
Impedanz	75 Ω					

AMD11-23 11-23dB Durchgangsdosen
WH405452F - WH405455F



TV-Radio-Satellitendose

AM02 SAT 5.5/2dB
WH405456F







Mechanische Spezifikationen:
Gehäuse: Zink-Druckguss
Anschluss: 1 x Schraubklemme für Koax (IN)
2 x IEC (DATA = 1 x IEC "Female" CATV = 1 x IEC "Male"
1x F (SAT)

Elektrische Spezifikationen:

Beschreibung		Frequenz-bereich (MHz)	Spezifikation
Anschlussdämpfung	IN-CATV	47 - 862	5.5 dB typ. 6 dB max.
	IN-DATA	47 - 862	5.5 dB typ. 6 dB max.
	IN-SAT	950 - 2150	2 dB typ. 2.5 dB max.
Entkopplung	CATV - DATA	47 - 862	20 dB typ. 18 dB min.
	CATV	47 - 862	20 dB typ. 18 dB min.
	DATA - SAT	950 - 1000	15 dB min.
		1000 - 2150	18 dB min.
Rückflussdämpfung	IN	47 - 862	Kategorie C
		950 - 2150	Kategorie C
	CATV, DATA	47 - 862	Kategorie C
	SAT	950 - 2150	Kategorie C
DC Pass	SAT -> IN		500 mA max.
Schirmungsmass	nach EN50083-2		Klasse A
Impedanz			75 V

Technik



Technische Änderungen vorbehalten


Installationsrohr: M20/M25
Installationskabel je nach Kategorie:
UTP oder STP
TV-Installation
FTTH-Dose
Router
HÜP (TV)
FTTH (BEP)
Schlafzimmer
Küche
Wohnzimmer
Büro
Kinderzimmer 1
Kinderzimmer 2
Symbol: Hausübergabepunkt



Symbol: Hausübergabepunkt

Technische Änderungen vorbehalten


Installationsrohr: M20/M25
Installationskabel je nach Kategorie:
UTP oder STP
TV-Installation
upc cablecom
HÜP (TV)
Schlafzimmer
Küche
Wohnzimmer
Büro
Kinderzimmer 1
Kinderzimmer 2
Symbol: Hausübergabepunkt

Installationsrohr: M20/M25

Installationskabel je nach Kategorie:
UTP oder STP

TV-Installation



Schlafzimmer

Küche

Wohnzimmer

Büro

Kinderzimmer 1

Kinderzimmer 2

Symbol: Hausübergabepunkt

Technische Änderungen vorbehalten

Basismodul



Erweiterungsmodul



Deckel zu Basis- und Erweiterungsmodul



Technik

RJ45-Einsatz ungeschirmt für Hager Multimedia System (HMS)

- Zugentlastung
- Eindeutige Anschlusskennzeichnung (EIA/TIA 568 A/B)
- Keystone Modul
- selbstschneidende Kontakte
- Steckverbindung RJ45
- Anschluss: Draht AWG 23-25, Litze 7-fach AWG 24-26

Anschluss



Abmanteln auf 60 mm.
Orange & grüne Paar auf 45 mm kürzen.



Zuerst Lange Paare, dann kurze Paare nach Angaben der Farben in Haube einführen.
Paare nicht überkreuzen.



Drahte nach Farbcode anordnen und in die Führungen einziehen.



Einsatz auf Haube setzen. Die Führungsstifte geben die Richtung vor.
Von Hand oder mit Werkzeug bis zum Anschlag zusammenpressen.



Bei Verwendung des Werkzeuges
ⓐ Schwarzer Halter nach aussen klappen.
ⓑ Einsatz in Halter legen.
ⓒ Halter nach innen klappen.



Zusammenpressen.



Drähte bündig an Haube abschneiden.



Zwecks Zugentlastung den Kabelbinder durch die Öffnung ziehen und um das Kabel schlaufen. Kabel beim Anziehen nicht zerdrücken.

Technische Änderungen vorbehalten

Aufschaltung abgeschlossen.



Einbau in Basis- und Erweiterungsmodul
ⓐ Haltnocken einhängen.
ⓑ Einsatz eindrücken bis die Lasche einrastet.

Demontieren des Einsatzes



Haube mittels Schraubenzieher ausheben.



Einsatz und Haube mittels Schraubenzieher trennen.

RJ45-Einsatz geschirmt für Hager Multimedia System (HMS)

- Kombinierte Schirmung und Zugentlastung
- Eindeutige Anschlusskennzeichnung (EIA/TIA 568 A/B)
- Keystone Modul
- selbstschneidende Kontakte
- Steckverbindung RJ45
- Anschluss: Draht AWG 23-25, Litze 7-fach AWG 24-26

Anschluss



Kabel 45 mm abmanteln. Schirmgeflecht zurückrollen. Bei F/UTP Kabelfolie entfernen. Beilaufdraht auf Mantel legen und Kupferband umwicklen.



Paare nach Angaben der Farben auf die Haube einführen. Paare nicht überkreuzen. Schirmfolien abschneiden.



Drähte nach Farbcode anordnen und in die Führungen einziehen.



Unbedingt Seitenschneider mit flacher Seite benützen.



Mit flacher Seite des Seitenschneiders Drähte bündig am Isolierkörper abschneiden.
Die Drähte dürfen nicht vorstehen.



Einsatz auf Haube setzen. Die Führungstifte geben die Richtung vor. Von Hand oder mit Werkzeug bis zum Anschlag zusammenpressen.



Bei Verwendung des Werkzeuges
ⓐ Schwarzer Halter nach aussen klappen.
ⓑ Einsatz in Halter legen.
ⓒ Halter nach innen klappen.

Zusammenpressen.



Feder ⓐ durch Drücken einrasten.
Ein Klickgeräusch ertönt.



Feder ⓑ durch Drücken in den Nocken am Einsatz einklicken.



Den Kabelbinder durch die Öffnung ziehen und um das Kabel schlaufen. Kabel beim Anziehen nicht zerdrücken.



Aufschaltung abgeschlossen.



Einbau in Basis- und Erweiterungsmodul
ⓐ Haltnocken einhängen.
ⓑ Einsatz eindrücken bis die Lasche einrastet.

Demontieren des Einsatzes



Feder ⓑ mittels Schraubenzieher ausrasten.



Feder ⓐ mittels Schraubenzieher abheben und Einsatz von Haube trennen.

Attestation of Conformity

ISO/IEC, EN & TIA Unscreened
Class E / Category 6
Hager Two Connector Permanent Link

Hager AG
Sedelstrasse 2
6020 Emmenbrücke, Switzerland

Attestation of Conformity No. 112786

This type of Class E / Category 6 unscreened two connector permanent link has been tested by 3P Third Party Testing and complies with the Class E requirements of Edition 2.2 of ISO/IEC 11801 and CENELEC EN 50173-1:2011, and Category 6 requirements of ANSI/TIA-568-C.2. The Attestation of Conformity is only valid for the actually tested permanent link samples in T568B configuration connected with RJ 45 plugs from Hager patch cords P/N WH75401903Z, and consisting of the following components:

Cable from Daetwyler:	*Horizontal Cable,*	*Type uninet 662 Cat.6 U/UTP 4x2xAWG24, P/N 185596*
	Qualification Status:	*Manufacturer Verified*
Conn. Hardware from Hager:	*Keystone Jack,*	*P/N WH70310200Z, having PCB marking 001-8071-C6 KY-01 KC33*
	Qualification Status:	*Manufacturer Verified*

Hoersholm, 17th August 2012

Ole Lambertsen
Test Responsible

Hoersholm, 17th August 2012

Poul Villien
Coordinating Manager

Independent Testing - For End User Confidence

Attestation of Conformity

ISO/IEC, EN & TIA Screened
Class E / Category 6
Hager Two Connector Permanent Link

Hager AG
Sedelstrasse 2
6020 Emmenbrücke, Switzerland

Attestation of Conformity No. 112788

This type of Class E / Category 6 screened two connector permanent link has been tested by 3P Third Party Testing and complies with the Class E requirements of Edition 2.2 of ISO/IEC 11801 and CENELEC EN 50173-1:2011, and Category 6 requirements of ANSI/TIA-568-C.2. The Attestation of Conformity is only valid for the actually tested permanent link samples in T568A configuration connected with RJ 45 plugs from Hager patch cords P/N WH75400703Z, and consisting of the following components:

Cable from Daetwyler:	*Horizontal Cable,*	*Type uninet 6002 Cat.6 U/FTP 4x2xAWG23, P/N 182936*
	Qualification Status:	*Manufacturer Verified*
Conn. Hardware from Hager:	*Keystone Jack,*	*P/N WH70300200Z, having PCB marking R001-9060 Cat.6*
	Qualification Status:	*Manufacturer Verified*

Hoersholm, 4th September 2012

Ole Lambertsen
Test Responsible

Hoersholm, 4th September 2012

Poul Villien
Coordinating Manager

Independent Testing - For End User Confidence

Technik

Attestation of Conformity

ISO/IEC, EN & TIA Screened
Class E_A / Category 6A
Hager Two Connector Permanent Link

Hager AG
Sedelstrasse 2
6020 Emmenbrücke, Switzerland

Attestation of Conformity No. 112790A

This type of Class E_A / Category 6A screened two connector permanent link has been tested by 3P Third Party Testing and complies with the 10 Gigabit Ethernet requirements of IEEE P802.3an, Class E_A requirements of edition 2.2 of ISO/IEC 11801 and CENELEC EN 50173-1:2011, and Category 6A requirements of ANSI/TIA-568-C.2. The Attestation of Conformity is only valid for the actually tested permanent link samples in T568B configuration connected with RJ 45 plugs from Hage4r4 patch cords, P/N WH75402403Z, and consisting of the following components:

Cable from Daetwyler:	*Horizontal Cable,*	*Type uninet 7002 Cat.7 S/FTP 4x2xAWG23, P/N 177388*
	Qualification Status:	*Manufacturer Verified*
Conn. Hardware fromHager:	*Keystone Jack,*	*P/N WH70300300Z, having PCB marking R001-9080 Cat.6A*
	Qualification Status:	*Manufacturer Verified*

Hoersholm, 25th September 2012

Ole Lambertsen
Test Responsible

Hoersholm, 25th September 2012

Poul Villien
Coordinating Manager

Independent Testing - For End User Confidence



Funktion

Die blaue RJ45-Steckbuchse enthält eine automatische Brücke zwischen 3/4 und 5/6 und ist im ungesteckten Zustand geschlossen. Für eine DSL-Benutzung wird das Y-Kabel in die blaue RJ45-Steckbuchse eingesteckt und die automatische Brücke öffnet sich. Die beiden anderen RJ45 Stecker (Gelb = Signalzuführung & Grün = Signal gefiltert, Rückspeisung in Installation) werden in den vom Provider gelieferten Splitter eingesteckt. Am Splitter selber wird der Router noch angeschlossen. Wird parallel ein Telefon benötigt, kann dieses in die grüne RJ45-Steckbuchse der Steckdose eingesteckt werden. Ist ein Betrieb ohne DSL vorgesehen, so darf bei der ersten DSL-Dose (Bespiel: Büro) die blaue RJ45-Steckbuchse nicht benützt werden, sonst wird die Rückspeisung unterbrochen.

Anschluss DSL-Dose

ohne DSL



mit DSL



PIN	1	2	3	4	5	6	7	8
Swisscom	-	-	-	a	b	-	-	-
Installation	-	-	a	-	-	b	-	-

Belegung Y-DSL Anschlusskabel
1 x RJ45 - 2 x RJ11:

Dosenseitig RJ45, Modemseitig 1 x RJ11 für DSL-Eingang und
1 x RJ11 für Analog Telefonie Ausgang
Belegung RJ45: 4 5 3 6
Belegung RJ11 Gelb DSL: 3 4
Belegung RJ11 Grün analog: 3 4



Telefonverbindungskabel zu Basismodul, 0.5 m
- Cablecom-Box T + T
- Swisscom-Box T + T (FTTH)



Technische Änderungen vorbehalten

Anschlussanleitung

Kabellänge bestimmen



Vorbereitung Datenkabel UTP
Abmanteln auf 60 mm. Oranges und grünes Paar auf 45 mm kürzen.



Vorbereitung Datenkabel STP
Kabel 45 mm abmanteln. Schirmgeflecht zurückrollen. Bei F/UTP Kabelfolie entfernen. Beilaufdraht auf Mantel legen und Kupferband umwicklen.



Vorbereitung Koaxialkabel
ⓐ Abmanteln.
ⓑ Schirm gleichmässig zurücklegen.
ⓒ Dielektrikum entfernen.
ⓓ Leiter ablängen.

⑤Anschluss Einsätze

Anschluss RJ45 ungeschirmt
siehe Bedienungsanleitung
für WH 70 29 03 00 Z/WH 70 31 02 00 Z.
Anschluss RJ45 geschirmt
siehe Bedienungsanleitung
für WH 70 30 02 00 Z/WH 70 30 03 00 Z.

Anschluss Koaxialkabel
Koaxialkabel anschliessen.

Montage der Einsätze
ⓐ Nocken einhängen.

ⓑ Einklicken

Kabelreserve eindrehen und Dose einbauen.

Technische Änderungen vorbehalten

Modulanschluss

1 Kabel Kat. 5e

2

A Wegen möglicher Zugkräfte, die ersten Zentimeter des Kabelendes abschneiden







3



4



5



6



7



8



Technische Spezifikationen
- Entspricht der Norm: EN 60603-7-3
- CE Konformität
- Selbstschneidende Kontakte (kein Werkzeug erforderlich)
- Norm-Farbencode: EIA/TIA 568 A & B
- Steckverbindung RJ45, Kategorie 5e UTP
- Drahtstärke: AWG 26 bis 22

⑨



⑪



⑪



⑫



Demontieren des Moduls





Modulanschluss

1



Abschirmung über das Kabel ziehen

2 Kabel Kat. 6 F/FTP, Kabel Kat. 7 S/FTP

A Wegen möglicher Zugkräfte, die ersten Zentimeter des Kabelendes abschneiden







3



4



5



6



7



8



Technik

Technische Spezifikationen:
- Entspricht der Norm: EN 60603-7-3
- CE Konformität
- Selbstschneidende Kontakte (kein Werkzeug erforderlich)
- Norm-Farbencode: EIA/TIA 568 A & B
- Steckverbindung RJ45, Kategorie 6 STP
- Drahtstärke: AWG 26 bis 22













Technik

Demontieren des Moduls





Kompatibilitätsliste RJ45-Einsatz für Keystone

Hersteller	Typ	HMS 2x und 4x RJ45	Multimedia-Module	FLF Keystone
Hager	HMS	✔	✔	✔
	media	✔	✔	✔
3M	Volition	✔	✔	✔
Conectis	Gigamedia	✔	✔	✔
Corning	FutureCom S10	—	✔	✔
Dätwyler Cables	KU-T/KS-T	—	✔	✔
	GG45	—	✔	✔
	MU/MS/PS	✘	✘	✘
Drahtex	DRACOD	✔	✔	✔
Elbro AG	(Audio-Anschluss)	✔	✔	✔
	ITplus	✔	✔	✔
Feller AG	Dirigon	✔	✔	✔
Krone	KM8	—	✔	✔
Nexans	GG45	✘	✘	✔
Setec	SeSix	—	✔	✔
Systimax	MGS	✘	✘	✘
	MFP	✘	✘	✘
	MPS	✘	✘	✘
	GigaSPEED X10D	✘	✘	✘
Telegärtner	AMJ	✔	✔	✔
	UMJ	✔	✔	✔
Tyco Electronics	AMP-TWIST	✔	✔	✔
ZidaTech	EasyKlick	✔	✔	✔

✔ = kompatibel
✘ = nicht kompatibel
— = Kompatibilität nicht getestet

FLF

Grösse	Abmessungen
Gr. I	62.5 x 37.5 x 6 mm
Gr. II	62.5 x 75 x 6 mm
Gr. II quer	37.5 x 125 x 6 mm

Bezeichnung	Blechdicke
FLF Standard Sortiment	1 / 1.5 / 2 / 3mm
FLF mit Multimedia Modul	1 / 1.5 / 2mm

Gr. I



Ausschnitt FLF

Gr. I



Gr. II



Ausschnitt 2



Gr. II quer



Ausschnitt 2



FLF Befestigungsplatte

WH379512xxD



WH379522xxD



WH379532xxD



WH379523xxD



WH379534xxD



Technik

prisacucina

Bügel zur prisacucina



Blende zur prisacucina



AP-Rahmen Gr. I



Anhang

08

Seite

hagercad	676
Hager Kundencenter	678
Unsere sechs Hauptkataloge	680
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen	682
Hager Group	684
Hager Design	688
Auf der Reise in eine nachhaltige Zukunft	690
Sorgfältig gestaltet	692

hagercad
Das intelligente Werkzeug zur Planung der Nieder-spannungs-Verteilung

Als Spezialist für die einfache und sichere Elektroinstallation verstehen wir nicht nur viel von Niederspannungsverteilungs-Planung und Ausschreibungen. Wir wissen auch sehr genau, wie Ihr Arbeitsalltag aussieht. Und was zählt: intelligente Werkzeuge, die Ihnen diesen Alltag spürbar erleichtern.
Mit hagercad erledigen Sie die komplette, normgerechte Planung und Dokumentation – präzise, lückenlos und vollautomatisch. In der neuen Version inklusive Niederspannungs-verteiler, Kleinverteiler und Türkommunikation.

hagercad behält den Überblick

Es sind diese Tage, an denen alles zusammenkommt: das neue Projekt, der neue Termin einer laufenden Planung und das attraktive Projekt, das gerade genau jene Kollegen bindet, die eigentlich an anderer Stelle gebraucht werden. hagercad macht aus diesen Tagen solche, an denen dennoch alles zusammenläuft.

Sieben Module

hagercad ist der neueste Stand der Niederspannungs-verteilungs-Planung von Hager. Sieben perfekt aufeinander abgestimmte Module inklusive Türkommunikation unterstützen Sie bei sämtlichen Planungs- und Dokumentationsaufgaben.

Von Praktikern für Praktiker

Mit ihrer intuitiven, an Office-Programme angelehnten Benutzeroberfläche bringt sie hagercad sofort in die komplette Niederspannungsverteilungs-Planung. Und dank der engen Kontakte zur hagercad-Anwender-Community nutzen Sie durch den Update-Service immer verbesserte Versionen – von Praktikern für Praktiker.

Die Planungssoftware, die Massstäbe setzt

Entdecken Sie jetzt die neue hagercad Version, die Massstäbe setzt. Mit der ganzen Kompetenz und Innovationskraft von Hager.

Mehr Informationen finden Sie unter: hager.ch/hagercad

Showroom und Produktionsanlagen

Erleben Sie am Hauptsitz in Emmenbrücke Theorie und Praxis der Haustechnik.
Im Kundencenter präsentiert sich das gesamte Hager Know-how.

Besuchen, staunen und lernen

Swiss made wird im Showroom grossgeschrieben. Das komplette Hager-Sortiment, also auch sämtliche in der Schweiz entwickelten und produzierten Produkte und Lösungen, wird hier ausgestellt. Möchten Sie bei Ihrem Besuch nicht nur die fertiggestellten Produkte, sondern auch gleich deren Herstellungsprozess live erleben? Dann laden wir Sie gerne auf eine Werksführung an unserem Produktionsstandort Emmenbrücke ein. Bei Interesse an einer Werksführung oder einem Besuch des Showrooms nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Ansprechpartner bei der Hager AG auf.

Theorie und Praxis wird in unserem Kundencenter in Emmenbrücke an einem Ort gelebt.

Ein breites Angebot

Lösungen in den Bereichen Wohnbau / Gewerbe, Zweckbau und Infrastruktur



Schalter und Steckdosen

- Design-Sortiment kallysto
- Echtmaterial-Abdeckplatten kallysto.art
- Kanaleinbau kallysto-Apparate
- Klassisches Sortiment origin
- Nass-Sortiment robusto
- Einbau-Sortiment FLF
- ekey Zutrittssystem

Leitungsführung tehalit

- Installationskanalsysteme
- Brüstungskanalsysteme
- Rauminstallationssysteme
- Sockelleistensysteme
- Verdrahtungskanalsysteme
- Unterflurkanalsysteme
- Bodenkanalsysteme
- Aufbodenkanalsysteme
- Versorgungs- und Einbaueinheiten
- Geräteträger und Einbaugeräte
- Doppel- und Hohlraumboden

Energieverteilung I Schutz / Steuern, Melden, Messen

- Schutzgeräte mit Stecktechnik - System quickconnect
- Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter FI-LS (RCBO)
- Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD‘s)
- Leitungsschutzschalter LS (MCB)
- Selektive Leitungsschutzschalter (SLS)
- Blitz- und Überspannungsableiter (SPD)
- Motorschutzschalter
- Schalt- und Meldegeräte
- Messgeräte
- Verteilsystem tertio
- Tragschienensystem weber.uniline
- Lasttrennschalter
- Neutralleitertrenner
- Anschlusstechnik
- Verdrahtungskanalsysteme
- Zählersteckklemme

Die Hager Ready App – Ihr neuer digitaler Assistent

Wir wollen Ihnen bei der Arbeit helfen. Darum haben wir unsere neue App voll und ganz auf Sie zugeschnitten. Sie haben alle Infos, die Sie zum erfolgreichen Arbeiten brauchen, griffbereit. hager.ch/ready

Energieverteilung II Verteiler, Schränke und Innenausbausysteme

- Verteiler
- weber.mes Anreihstandschränke
- Wand-/Standschränke orion.plus
- Brandschutzverteiler
- univers Wand-/Standschränke
- univers N Innenausbausystem



Energieverteilung III Energiesysteme, NH/HH-Sicherungstechnik

- weber.unimes H
- Kompaktleistungsschalter h3+
- Offene Leistungsschalter hw+
- TemBreak2
- TemPower 2
- Universal Sammelschienen System UST4 und UST5
- weber.vertigroup
- Serie LL
- weber.silas
- SaS 60 mm weber.multiline
- HAK weber.hse/hsa
- Zählersteckklemme
- Neutralleitertrenner
- NH-Sicherungseinsätze
- HH-Sicherungen

Gebäudesystemtechnik KNX + Automatisierung + Türsprechanlagen

- KNX quicklink
- KNX easy
- KNX system
- Automatisierung
- Türsprechanlagen 2Draht
- Türsprechanlagen IP

1. Geltungsbereich und Einbezug

1.1 Für den Geschäftsverkehr zwischen der Hager AG und dem Käufer (nachfolgend «Käufer») sowie den Geschäftsverkehr zwischen der Hager Industrie AG und einem Käufer mit Sitz/ Wohnsitz in der Schweiz (nachfolgend ebenfalls «Käufer») gelten ausschliesslich die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend «AGB»). Für Käufer mit Sitz/Wohnsitz ausserhalb der Schweiz gelten ausschliesslich die «AGB Internationaler Markt der Hager Industrie AG».

1.2 Anderslautende Bedingungen des Käufers haben nur Gültigkeit, wenn sie von der Hager AG bzw. der Hager Industrie AG (nachfolgend gemeinsam Hager AG) ausdrücklich und schriftlich akzeptiert worden sind.

1.3 Individuelle Vereinbarungen im Vertrag zwischen der Hager AG und dem Käufer gehen den AGB vor.

1.4 Indem der Käufer ein Angebot der Hager AG bestellt, erklärt er sich mit den vorliegenden AGB einverstanden.

2. Offerten

2.1 Offerten der Hager AG sind während 60 Tagen ab Offertdatum – unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der bestellten Waren bei der Hager AG und eines Rückrufs oder einer Abkündigung vor deren Annahme – gültig. Die angegebenen Preise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF), ab Werk der Hager AG in Emmenbrücke, exklusiv MWST.

2.2 Angaben in Prospekten, Katalogen und dgl. (physisch oder online) sind nur verbindlich, soweit die Hager AG diese in der Offerte oder in einem individuellen Vertrag mit dem Käufer bestätigt.

2.3 Hager AG kann die Preise (Preislisten) jederzeit abändern. Für die mit dem Vermerk MTZ (Materialzuschlag) gekennzeichneten Preise können aufgrund höherer Rohstoffpreise Mehrkosten anfallen.

2.4 Der Käufer schuldet den Materialzuschlag, sobald die Kurse an der internationalen Rohstoffbörse in London (London Metall Exchange LME) im Zeitpunkt des Versands der Bestellung zu Handen der Hager AG («Tag D») die folgenden Grenzwerte übersteigen:
– 400 Euro je 100 kg Kupfer
– 300 Euro je kg Silber
– 150 Euro je 100 kg Messing

2.5 Der Zuschlag für das betroffene Edelmetall / die betroffenen Edelmetalle berechnet sich nach der Formel:

MTZ (Umrechnungskurs EUR/CH [Euro Currency Index/EURX Durchschnitt Monat]) = Gewicht des Edelmetallanteils der Bestellung X (Kurs Edelmetall am Tag D ./. Grenzwert)

Quellen:
– Monatsdurchschnitt «Obere Kupfer» und «Feinsilber verarbeitet»: https://www.westmetall.com/en/markdaten.php
– Euro: Euro Currency Index/EURX

2.6 Auf dem Zuschlag werden keine Rabatte gewährt. Der Edelmetallzuschlag wird in Schweizer Franken erhoben.

3. Bestellung

3.1 Die Abgabe einer Bestellung zu den von der Hager AG offerierten Konditionen ist für den Käufer grundsätzlich verbindlich. Der Käufer kann jedoch die Bestellung bei Hager AG ohne Kostenfolgen schriftlich widerrufen, sofern
- die Widerrufserklärung spätestens 24 Stunden nach Eingang der Bestellung bei Hager AG eintrifft und
- Hager AG mit der Bearbeitung der Bestellung noch nicht begonnen hat.

3.2 An Bestellungen mit einem Bestellwert von CHF 50'000.00 und mehr ist Hager AG erst nach Zustellung ihrer schriftlichen bzw. elektronischen Bestellbestätigung gebunden. Bestellungen mit einem geringeren Bestellwert kann Hager AG auch konkludent akzeptieren. Bei Widersprüchen geht eine allfällige Bestellbestätigung von Hager AG einer Bestellung vor.

4. Elektronische Bestellung

Der Käufer kann die Bestellung elektronisch an Hager AG übermitteln. Hager AG haftet nicht für den Versand, die Übermittlung und den Empfang der Bestellung respektive für daraus entstehende Schäden. Wird eine Bestellung vom Informatiksystem der Hager AG (z. B. vom Spamfilter) automatisch gelöscht, erfolgt keine Benachrichtigung an den Käufer. Hager AG kann das elektronische Bestellsystem aus begründetem Anlass ohne Benachrichtigung der Käufer offline schalten (z. B. bei Verdacht auf Viren, Eingriffe Dritter etc.).

5. Versand- und Verpackungskosten

5.1 Die nachfolgenden Konditionen gelten ausschliesslich für Lieferungen ab Emmenbrücke innerhalb der Schweiz.

5.2 Versandkosten Komponenten und Pakete:
– Paketversand: CHF 10.00 pro Paket
– LKW-Versand, sofern Netto-Bestellwert unter CHF 800.00: CHF 16.00 pro Lieferung
– Zuschlag pro Express-Sendung: CHF 35.00

5.3 Versandkosten Schränke und Schrankgestelle:
– LSVA-Pauschalzuschlag (Bestellwert unabhängig): CHF 8.00 pro Schrank/ Gestell
– LKW-Versand, sofern Nettobestellwert unter CHF 800.00: CHF 16.00 pro Lieferung

5.4 Der Versand kann nach Ermessen von der Hager AG in mehreren Teillieferungen erfolgen. Wünscht der Kunde Teillieferungen, verrechnet die Hager AG pro Lieferung jeweils die effektiven Kosten.

6. Rechnungsstellung

6.1 Rechnungen hat der Käufer nach Eingang umgehend zu prüfen. Der Rechnungsbetrag von herkömmlichen und elektronischen Rechnungen gilt als anerkannt, wenn der Käufer diesen nicht innert 10 Tagen ab deren Zugang schriftlich beanstandet. Hager AG prüft die Beanstandung und passt die Rechnung an, falls sie die Beanstandung als begründet erachtet.

6.2 Auf schriftliches Ersuchen des Käufers stellt die Hager AG elektronische Rechnungen aus. Der Versand der Rechnungen erfolgt in der Regel unverschlüsselt. Die Hager AG haftet nicht für Schäden wegen fehlerhafter und/oder von Dritten manipulierter Software oder Daten (Viren, Würmer, Hackerangriffe etc.). Insbesondere schliesst die Hager AG die Haftung für Schäden infolge elektronischer Bestellung und/oder infolge elektronischer Rechnungen aus.

7. Zahlungsbedingungen

7.1 Der Käufer hat die Rechnungen innert 30 Tagen ab Rechnungsdatum im vollen Rechnungsbetrag (d. h. ohne Abzug von Skonto, Spesen, Steuern, Abgaben, Gebühren, Zöllen und dergleichen) zu bezahlen. Nach Fristablauf gerät der Käufer ohne Mahnung in Verzug und schuldet die Hager AG jeweils einen Verzugszins von 5 % und gegebenenfalls Schadensersatz.

Zahlungstermine sind auch einzuhalten, wenn die Lieferung aus Gründen, die nicht von der Hager AG zu vertreten sind, verzögert wird.

7.2 Die Hager AG kann jederzeit ohne Weiteres Vorauszahlungen verlangen.

7.3 Schecks und Wechsel gelten erst nach Zahlungsausführung durch den Angewiesenen beziehungsweise Bezogenen (z. B. Bank) als Zahlung. Soweit die Verfallzeit die Zahlungsfrist überschreitet, wird der Verzugszins von 5% von der Zahlung direkt in Abzug gebracht. Gebühren Dritter im Zusammenhang mit der Einlösung von Schecks und Wechseln werden dem Käufer verrechnet.

7.4 Der Käufer kann die Kaufpreisschuld gegenüber der Hager AG nicht mit allfälligen Gegenforderungen verrechnen (Verrechnungsverbot).

7.5 Bei Zahlungsverzug des Käufers ist die Hager AG an gewährte Rabatte und Skonti nicht mehr gebunden und darüber hinaus berechtigt, ohne Mahnung vom Vertrag zurückzutreten, die gelieferte Ware zurückzufordern und auf Kosten des Käufers retournieren zu lassen.

8. Lieferverzögerungen

8.1 Unverschuldete Umstände bei der Hager AG oder den Lieferanten der Hager AG, wie insbesondere höhere Gewalt, Verkehrs- und Betriebsstörungen, Werkstoffmangel, Arbeitskonflikte etc. berechtigen die Hager AG, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben. Der Käufer kann hieraus keine Ansprüche ableiten, er ist insbesondere nicht berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Dies gilt gegebenenfalls auch dann, wenn die genannten Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten, in welchem sich die Hager AG in Verzug befindet.

8.2 Die Hager AG übernimmt keine Lieferzeitgarantie und haftet nicht für allenfalls verspätete Lieferungen. Allfällige Angaben von Mitarbeitern der Hager AG verstehen sich als unverbindliche Richtwerte und keinesfalls als Zusicherungen.

9. Annahmeverzug des Bestellers

Kann die versandbereite Ware infolge einer Verletzung der Mitwirkungspflicht des Käufers nicht oder erst verspätet versendet werden oder nimmt der Käufer die Ware nicht an, werden die Waren auf Rechnung und Gefahr des Käufers gelagert. Der Käufer hat in solchen Fällen auch allfällige zusätzliche Transportkosten zu tragen.

10. Nutzen und Gefahr

Nutzen und Gefahr der Kaufsache gehen mit Versandbereitschaft der Lieferung im Werk von der Hager AG auf den Käufer über (EXW 2020 der Hager AG in Emmenbrücke). Unabhängig von der Kostentragung und der Organisation des Transports der Lieferung übernimmt die Hager AG keine Haftung für Schäden in diesem Zusammenhang.

11. Mängel der Kaufsache

11.1 Rüge- und Garantiefrist
Die Lieferung ist durch den Käufer sofort nach Empfang zu prüfen. Mängelrügen sind innerhalb von 8 Arbeitstagen nach Eintreffen der Lieferung am Bestimmungsort schriftlich an die Hager AG zu richten. Nach Fristablauf gilt die Lieferung als genehmigt. Die Garantie/Gewährleistung von der Hager AG für später auftretende Mängel beginnt am Tage der Ablieferung (Abgang der Lieferung ab Werk der Hager AG in Emmenbrücke) und beträgt:

Hager-Produkte	5 Jahre
Terasaki	2 Jahre
E3/DC	10 Jahre
Andere Produkte	Entsprechend Gewährleistung/ Garantie des Herstellers/ Hager-Lieferanten

Wird die Ablieferung aus Gründen verzögert, die die Hager AG nicht zu vertreten hat, endet die Gewährleistungsfrist spätestens 12 Monate nach der Meldung der Versandbereitschaft. Die Ausübung der Mängelrechte, insbesondere die Nachbesserung, bewirkt weder eine Unterbrechung noch den Stillstand der jeweiligen Garantie/Gewährleistungsfrist.

11.2 Mängelrechte

11.2.1 Die Hager AG kann den Mangel nach eigenem Ermessen durch Wandelung, Minderung, Nachbesserung und/oder Ersatz durch mängelfreie Ware gleicher Art bzw. Teilen davon beheben.

11.2.2 Die Gewährleistung bzw. Garantie gegenüber dem Käufer für Produkte anderer Hersteller und Lieferanten beschränkt sich auf die seitens dieser Hersteller und Lieferanten gegenüber der Hager AG zugestandenen und im Einzelfall erfüllten Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Auf Anfrage gibt die Hager AG Auskunft über die entsprechende Gewährleistung bzw. Garantie des Produkteherstellers oder Lieferanten.

11.3 Gewährleistungsausschluss und Verlust der Mängelrechte
Werden die Präodukte nicht entsprechend den Nutzungsbestimmungen (abrufbar unter www.hager.ch) von Hager AG verwendet oder werden diese durch Einwirkung der Bestellerin oder Dritter bzw. den Einbau von Teilen fremder Herkunft verändert, erlöschen sämtliche Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Beschädigungen durch Verschleiss sowie durch unsachgemässe oder bestimmungswidrige Nutzung fallen nicht unter die Gewährleistung.

11.3 Haftungsausschluss und abschliessende Regelung

Jegliche Haftung der Hager AG ist ausgeschlossen, sofern der Käufer nicht beweist, dass der Mangel seine Ursache in schlechtem Material oder fehlerhafter Produktion hat und nicht auf unsachgemässe Lagerung oder Behandlung, auf Überbeanspruchung oder ungeeignete Verwendung oder Installation zurückzuführen ist.

Werden die Produkte durch Einwirkung des Käufers oder Dritter bzw. den Einbau von Teilen fremder Herkunft verändert oder unternimmt der Käufer im Falle eines Mangels nicht umgehend alle geeigneten Massnahmen zur Schadensminderung, erlöschen sämtliche gewährten Garantieansprüche. Beschädigungen durch Verschleiss sowie durch unsachgemässe oder bestimmungswidrige Nutzung (Nutzungsbestimmungen abrufbar auf der Webseite www.hager.ch) fallen nicht unter die Garantie.

11.4 Ansprüche auf Schadenersatz kann der Käufer nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Hager AG geltend machen. Für das Verhalten ihrer Hilfspersonen sowie für Zufall und höhere Gewalt schliesst die Hager AG sowohl die vertragliche als auch die ausservertragliche Haftung gänzlich aus. Der Käufer kann gegenüber der Hager AG keine indirekten Schäden, Folgeschäden, Schäden Dritter oder entgangenen Gewinn geltend machen. Die Hager AG haftet zudem nicht für die Auswahl oder die Verwendung der Produkte durch den Käufer.
Diese Regelung ist abschliessend und ersetzt insbesondere sämtliche gesetzlichen Gewährleistungsansprüche.

12. Abkündigungen

Hager behält sich vor, Produkte (resp. Produkteteile) abzukündigen auf den Ablauf:

- der Garantie resp. der Gewährleistungsfrist gemäss Ziffer 11.1 und/oder
- der von Hager angegebenen Gebrauchsdauer.

Die Hager AG wird die Abkündigung rechtzeitig, spätestens aber 12 Monate im Voraus kommunizieren, damit der Käufer noch die Möglichkeit hat zu bestellen. Aufwände, welche durch Abkündigungen von Produkten (resp. Produkteteilen) entstehen, gehen zu Lasten des Käufers.

13. Rücksendungen

13.1 Voraussetzungen

13.1.1 Die Rücknahme bzw. der Umtausch von durch die Hager AG gelieferter Ware ist nur mit vorangehender Zustimmung von der Hager AG und unter Einhaltung der nachfolgenden Voraussetzungen möglich:

13.1.2 Die Waren müssen in sauberer, unbeschrifteter Originalverpackung mit intakten Siegeln retourniert werden. Das Versanddatum für die entsprechenden Produkte darf nicht mehr als 12 Monate zurückliegen. Der Artikel darf keine Gebrauchsspuren aufweisen. Er darf weder parametriert noch programmiert sein. Ergibt die Prüfung durch die Hager AG, dass eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt ist, kann Hager AG nach eigenem Ermessen die Rücknahme verweigern oder einen Abzug beim Rückvergütungsbetrag vornehmen.

13.1.3 Der Käufer kann kundenspezifisch gefertigte Produkte nur nach Zustimmung des Verkaufsaussendienstes und der Projektierungsabteilung von der Hager AG unter Bezeichnung des Projektes und unter Einhaltung der übrigen Voraussetzungen retournieren. Die Kosten für die Rücksendung gehen zu Lasten des Käufers. Die Hager AG kann die Rücknahme unter Angabe des Grundes nach eigenem Ermessen verweigern.

13.2 Vorgehen

13.2.1 Der Käufer muss Warenretouren vor dem Versand telefonisch oder per E-Mail bei der Hager AG anmelden. Die Hager AG kann nach freiem Ermessen, insbesondere bei Lagerbereinigungen, eine Begutachtung der Warenretouren durch eine von ihr bezeichnete Person beim Käufer anordnen. Unterlässt der Käufer hierbei seine Mitwirkungspflichten oder retourniert er die Ware ohne Begutachtung, verliert er allfällige Rückvergütungsansprüche.

13.2.2 Der Käufer hat der Rücksendung ein vollständig ausgefülltes Retouren-Formular unter Angabe der durch die Hager AG telefonisch kommunizierten Retouren-Nummer beizulegen. Das Retouren-Formular kann auf der Webseite www.hager.ch heruntergeladen oder telefonisch beziehungsweise per E-Mail bei der Hager AG angefordert werden.

13.2.3 Für Rücksendungen ohne oder mit einem unvollständig ausgefüllten Retouren-Formular verrechnet die Hager AG eine Bearbeitungsgebühr von CHF 50.00. In der Regel kontaktiert die Hager AG den Käufer zwecks Einholung der fehlenden Angaben. Erfolgt innert 30 Tagen nach Versand einer solchen Rückfrage keine Rückmeldung des Käufers, entsorgt die Hager AG die Rücksendung auf Kosten des Käufers unter Wegfall allfälliger Rückvergütungsansprüche. Nicht angemeldete, nicht frankierte oder nicht einem Absender zurechenbare Rücksendungen werden nicht entgegengenommen.

13.3 Vergütungsart

13.3.1 Die Hager AG vergütet Rücksendungen erst ab einem Warenwert von CHF 100.00. Die Vergütung erfolgt durch eine Gutschrift auf das betreffende Kundenkonto.

13.3.2 Die Rückvergütung des vollen Kaufpreises erfolgt nur bei nachgewiesener Falschlieferung (d. h. die gelieferten Produkte entsprechen nicht den bestellten Produkten) der Hager AG. Die Waren müssen in sauberer, unbeschrifteter Originalverpackung mit intakten Siegeln retourniert werden.

14. Datenschutz

Die Hager AG verpflichtet sich, das DSG und die DSGVO einzuhalten und die angemessenen technischen und organisatorischen Massnahmen umzusetzen und die Sicherheit, Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der besonderen Daten zu gewährleisten. Die allgemeinen Datenschutzbestimmungen von der Hager AG befinden sich auf der Webseite www.hager.ch/datenschutz

15. Schriftform

Von diesen AGB abweichende Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Form, wobei der E- Mail-Verkehr der schriftlichen Form gleichgestellt ist.

16. Erfüllungsort

Erfüllungsort für Zahlungen ist der Sitz der Hager AG, für Lieferungen am Ort des Werks der Hager AG in Emmenbrücke.

17. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages und der übrigen Bestimmungen dieser AGB unberührt. In diesem Fall ist die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung in dem Sinne auszulegen oder zu ergänzen, dass der mit ihr beabsichtigte Regelungszweck möglichst erreicht wird.

18. Änderung der AGB

Diese AGB können jederzeit einseitig ganz oder teilweise abgeändert werden. Über wesentliche, für ihn nachteilige Änderungen und Anpassungen nach Vertragsschluss wird der Käufer in geeigneter Form informiert. Sofern der Käufer die Änderungen und Anpassungen nicht innert 30 Tagen nach Zustellung schriftlich gegenüber der Hager AG ablehnt, gelten sie als anerkannt. Die neuen AGB ersetzen die bisherigen AGB vollumfänglich.

19. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

19.1 Auf die Rechtsverhältnisse zwischen der Hager AG und dem Käufer ist schweizerisches Recht anwendbar, unter Ausschluss der Kollisionsnormen des schweizerischen internationalen Privatrechts sowie des Übereinkommens der Vereinten Nationen über den internationalen Warenkauf (CISG).

19.2 Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit Rechtsverhältnissen zwischen der Hager AG und dem Käufer ist der Sitz der Hager AG.

Hager AG / Stand Februar 2023

Unter einem Dach

Eine Familie

Die Welt verändert sich, und wir verändern uns mit ihr. Als Familienunternehmen haben wir uns in den vergangenen sechs Jahrzehnten kontinuierlich weiterentwickelt, sind grösser und zu einem verlässlichen Partner für Fachhandwerker und Elektrogrosshändler in aller Welt gewachsen. Gleichzeitig aber sind wir uns und unseren Werten stets treu geblieben. Und so ist es auch heute, wo unter dem Dach der Hager Group eine Reihe namhafter Marken mit unverwechselbaren Stärken zusammenarbeiten.

Das Hager Forum im elsässischen Obernai ist ein Ort, an dem wir gemeinsam mit Kunden und Partnern die Zukunft entwickeln. Und es ist damit ein perfektes Symbol für die innovative Kraft der Hager Group.

hagergroup

Ihr Vertrauen

Als Partner und Kunde stehen Ihnen die gesamten Produkte und Leistungen aller Mitglieder unserer Markenfamilie offen. Diese gemeinsame Stärke zeigen wir mit unserem neuen Erscheinungsbild jetzt noch klarer nach aussen. Jede unserer Marken ist künftig eindeutig als «Member of Hager Group» erkennbar. Mit dem neuen Erscheinungsbild ändern sich ausserdem einige Farbigkeiten und Formen. Das Wesentliche aber bleibt unverändert: dass wir uns gemeinsam mit Ihnen erfolgreich weiterentwickeln werden.

Unsere Stärke

Vor uns liegen enorme Chancen. Die ausstehende Modernisierung des Gebäudebestands, intelligente Gebäudetechniken, digitale Services, neue Energien und Technologien – all das eröffnet Ihnen und uns faszinierende neue Potentiale. Gleichzeitig werden die Anforderungen ans Geschäft immer komplexer. Deshalb ist es so wertvoll, dass Ihnen die Spezialisten der Hager Group mit all ihren Kompetenzen zur Seite stehen. Gemeinsam sind wir stark. Zusammen beantworten wir die komplexen Herausforderungen unserer Zeit mit einfachen, überzeugenden Lösungen – so, wie wir es seit sechs Jahrzehnten tun.

E3

Klimaerwärmung, Verknappung der natürlichen Ressourcen, Energiewende, sozialer Zusammenhalt… Es gibt zahlreiche Herausforderungen, denen sich Unternehmen genauso wie die Gesellschaft gegenübersehen. Um eine nachhaltige Entwicklung zu fördern, ergreift die Hager Group verschiedene Initiativen, die unter dem Ansatz E3 zusammengefasst werden.

Environ

E für Environment (Umwelt)

Wir arbeiten kontinuierlich an einer Verringerung unseres ökologischen Fussabdrucks. Die Optimierung des Transports unserer Produkte und die Verringerung des Energieverbrauchs in der Produktion gehören zu unseren Prioritäten, um unseren CO_2-Ausstoss weiter zu senken.

Ethics

E für Ethics (Ethik)

Kompetente, motivierte und gesunde Mitarbeiter sind eine wesentliche Voraussetzung, um unseren Kunden die besten Service-Leitsungen und Produkte anbieten zu können.
Wir bieten daher all unseren Mitarbeitern eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung, begleiten sie bei ihrer beruflichen Entwicklung und eröffnen ihnen Möglichkeiten zur Weiterentwicklung. Wir fördern ausserdem die Vielfalt unserer Belegschaft und sorgen für die Einhaltung ethischer Prinzipien.

ment

Energy

E für Energy (Energie)

Die Hager Group bietet ihren Kunden intelligente und umweltfreundliche Lösungen, mit denen sie den Energiebedarf ihrer Immobilien verringern können. Gleichzeitig analysieren und optimieren wir auch die ökologische Performance unserer Produkte in ihrer Entwicklungs- und Produktionsphase. Indem wir Produkte mit einem detaillierten Umweltprofil ausstatten, geben wir uns und unseren Kunden transparent Auskunft über die ökologischen Auswirkungen eines Produkts.

Technik
als Freund

Hager Design macht aus technischen Produkten tägliche Freunde.

Erwin van Handenhoven
Hager Group Design Director

Bevor wir an das Design eines neuen Produkts gehen, denken wir an die Menschen, denen es dienen soll. Als Assistent oder Unterhalter, Beobachter oder Beschützer, Zeit- oder Energiesparer. Und idealerweise: als verlässlicher «Freund». Dazu müssen wir wissen, was Menschen bewegt. Nur dann können wir sie mit unseren Produkten bewegen.

Von der Technik zum Menschen
Verantwortungsvolles Design folgt einer ethischen Grundhaltung. Bei Hager sind es der Respekt vor dem Menschen und die Sorge um sein Wohlergehen. Wir möchten aber nicht nur, dass es unseren Kunden gut geht, wir möchten sie auch begeistern, über viele Jahre. Deshalb beziehen wir sie von Anfang an in die Gestaltung mit ein – vom Installateur über den Planer bis hin zum Endverbraucher.

Von der Maske zur Marke
Hager Produkte sind weltweit für ihre Qualität bekannt. Diese Qualität machen wir durch das Design sichtbar und anfassbar. Nicht als Maske, sondern als Marke – klar, präzise, unverwechselbar. So erkennen Kunden auf den ersten Blick, ob ein Produkt «zur Familie» gehört. Das ist gewissermassen die Hager Signatur, die unsere DNA nach aussen verkörpert. Wir haben ihr zwei zentrale Eigenschaften zugeschrieben.

Freundlich gelassen/freundlich balanciert
Eine ehrliche, authentische Gestaltung, die sich auf natürliche Weise in das tägliche Leben einfügt. Ohne laute Gadgets und billige Effekte.

Ingeniös einfach/genial schlicht
Unsere Produkte sind wichtig, aber niemals überladen. Überflüssiges lassen wir weg. Übrig bleibt: das Wesentliche. Form-, aber vor allem funktionsvollendet: einfach zu installieren, einfach zu bedienen. Einfach Hager!

Von heute in die Zukunft
Hager Systeme treten nicht auf der Stelle, sondern zunehmend in die Sichtbarkeit. Das hat auch Auswirkungen auf unser künftiges Design. Wir nennen es «New Start». New Start holt unsere Kunden dort ab, wo sie stehen, und nimmt sie mit in die Zukunft: durch innovative Ideen, durch neue Formen und ausdrucksstarke Materialien. Der neue Hager-Katalog ist voll von «New Startern». – neben vielen guten alten «Freunden». Gehen Sie auf Entdeckungsreise!

Auf der Reise in eine nachhaltige Zukunft

Bei der Hager Group gestalten wir die elektrische Welt von morgen. Eine Welt, in der langfristiger Erfolg mit Nachhaltigkeit Hand in Hand geht.

Für uns umfasst Nachhaltigkeit die Bereiche Ethik, Mitarbeiter und Umwelt. Wir nennen unseren Ansatz E3. Das bedeutet zum Beispiel, dass unser Geschäftsansatz auf ethischen Prinzipien basiert und wir Wert auf ein offenes und gesundes Arbeitsumfeld legen, auf sichere Produkte und zukunftssichere Lösungen. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Thema Umwelt. Wir arbeiten daran, die Hager Group zu einem emissionsarmen Unternehmen zu machen. Auf diesem Weg wollen wir unsere Mitarbeiter, Partner und Kunden mitnehmen. Lassen Sie uns gemeinsam bessere Entscheidungen treffen. Für unseren Planeten und für alle Generationen.

Ethik

Wir handeln entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette mit einem hohen Mass an Verantwortung – von unseren Mitarbeitenden bis zu Lieferanten, Partnern und Kunden. Indem wir Menschenrechte achten, faire Arbeitsbedingungen gewährleisten und ethisches Verhalten fördern, schaffen wir Vertrauen und Transparenz für alle unsere Interessengruppen. Verbrauchersicherheit und Datenschutz haben für uns höchste Priorität, damit unsere Produkte stets den höchsten Zuverlässigkeitsstandards entsprechen. Dieses Engagement wird durch ein durchdachtes Beschwerde-Management unterstützt, der sowohl internen als auch externen Partnern offensteht. Unser Ziel ist es, nationale und internationale Standards nicht nur einzuhalten, sondern zu übertreffen. Als Unterzeichner des UN Global Compact seit 2007 setzen wir diese Prinzipien konsequent in allen Bereichen unseres Handelns um.

E3 Ethics Employees Environment

Mitarbeiter

Die richtigen Talente finden und binden: Das zählt heute zu den grossen Herausforderungen für Unternehmen. Für uns ist ein nachhaltiges Geschäft nur möglich, wenn wir die richtigen Menschen anziehen, die sich bei der Hager Group zu Hause fühlen und ihr Potenzial ausschöpfen können. Wir betrachten unser Unternehmen fast wie eine Familie: Es verbindet Generationen. Wir bieten unseren Mitarbeitern nicht nur lebenslanges Lernen und eine erfolgreiche Karriere. Bei uns finden Sie beste Voraussetzungen für eine langjährige berufliche Laufbahn in der Hager Group. Selbstverständlich sind Vielfalt, Integration und Chancengleichheit ein fester Bestandteil unserer Personalpolitik.

Umwelt

Wir verpflichten uns dem Ziel, Abfall und Emissionen deutlich zu reduzieren und setzen auf einen umweltfreundlichen, zirkulären Ansatz sowie die Langlebigkeit und Qualität unserer Produkte. Auch in Produktion und Logistik suchen wir permanent nach nachhaltigeren Lösungen. Wir führen für alle unsere Produkte eine vollständige Lebenszyklusanalyse in Form eines Produktumweltprofils (PEP) durch. Auf Produktionsebene suchen wir kontinuierlich nach Möglichkeiten, unseren Ressourcenverbrauch zu reduzieren. Derzeit sind 18 unserer Produktionsstandorte und 4 unserer Vertriebszentren nach der internationalen Umweltmanagementnorm ISO 14001 zertifiziert, die weltweit anerkannte Anforderungen an das Umweltmanagement definiert.

Nachhaltigkeitszertifikate der Hager Group:

Mitgliedschaften:

United Nations Global Compact

Sorgfältig gestaltet

Wir sind nah an unseren Kunden. Dies zeigt sich in unserem Design.

Zu leistungsstarken Premiumlösungen gehört ein gutes Design. Dies ist Teil unserer Mission. Zum Design gehört für uns, dass sich die Produktfamilien in diesem Katalog harmonisch zusammenfügen. Diese Passgenauigkeit ist einer der Gründe, warum viele unsere Marke schätzen. Wir hoffen, dass Sie ihr ebenso vertrauen wie wir.

Und das soll unser Design für Sie leisten:
Benutzerfreundlichkeit steht bei uns an höchster Stelle: In jeder Situation soll jedes unser Geräte und jedes System leicht zu verstehen und einfach zu bedienen sein. Darüber hinaus wollen wir unsere Kunden begeistern. Deshalb bringen unsere neuen Produkte komfortable, unterhaltsame Funktionen mit. Lassen Sie sich von cleveren Ideen überraschen, die für Sie und für die Endkunden einen echten Unterschied machen.

Es geht auch um die Gesamtkohärenz. Unsere gesamte Produktfamilie sollte für Sie logisch und stimmig sein. Sie soll es Ihnen ermöglichen, Gewohnheiten zu etablieren und Schnelligkeit zu gewinnen. Sie soll dazu beitragen, Vertrautheit und Vertrauen aufzubauen. Die Arbeit mit unseren Lösungen sollte sich anfühlen, als kämen Sie nach Hause.
Schönes Design hat natürlich auch mit Stil, Formgenauigkeit und mit Oberflächen zu tun. Wir glauben, dass die ausgeklügelten technischen Lösungen von Hager ein sorgfältiges Design bis ins kleinste Detail verdienen. Ansprechendes und wiedererkennbares Design führt zu hochwertigen Elektroinstallationen, die moderne Häuser und Gebäude attraktiver machen. Wir wissen, wie wir Ihre Kunden mit zeitgemässem und doch zeitlosem Design faszinieren können. Und wir wissen auch, wie wir ganz elegant unsichtbar werden können, wenn es nötig ist.

Nachhaltigkeit gehört zu unserem Wertevers-tändnis. Gewissermassen drückt Ökodesign Fürsorge aus – Fürsorge für den Planeten und folglich für uns alle. Wir wissen, dass wir auch in diesem Bereich eine wichtige Rolle spielen

Das Design Studio Team

Erwin van Handenhoven, Leiter des Design Studios der Hager Group

müssen. Deshalb arbeiten wir stets daran, nicht nur die besten technischen Lösungen, sondern auch die besten Lösungen mit Blick auf eine nachhaltige Zukunft zu bieten.

Exzellentes digitales und physisches Design:
Die digitale Welt entwickelt sich schnell weiter. Dies bietet uns unendlich viele Möglichkeiten, die schon seit vielen Jahren in unsere Designphilosophie einfliessen. Wir gestalten unsere digitalen Tools mit grösster Sorgfalt – genau wie alle unsere Produkte zeichnen sie sich durch Benutzerfreundlichkeit aus. Wir wollen, dass auch unsere digitalen Tools leicht verständlich sind und ihre Anwendung eine gewisse Faszination auslöst – bei Ihnen und den Endkunden. Erst kürzlich haben wir ein neues, digitales Designsystem entwickelt, das wir nach und nach im Markt einführen werden, so dass es irgendwann fest zu Ihrer täglichen Arbeit gehören wird. Unsere Designer möchten, dass Sie unsere digitalen Tools als freundlich und angenehm, aber auch als stilvoll und leistungsstark empfinden. Sie sollen es Ihnen ermöglichen, aussergewöhnliche Aufgaben zu bewältigen – und das in einer Welt, in der sich die Elektrotechnik rasant weiterentwickelt.

Sicher und einfach:
Gemeinsam mit Ihnen gestalten wie die elektrische Welt. Dabei muss diese Welt für Sie und für die Endanwender jederzeit absolut sicher bleiben. Dies erfordert robuste und zuverlässige Lösungen von höchster Qualität und wir arbeiten daran, Ihre Erwartungen noch zu übertreffen. Schon in der Produktentwicklung haben wir Sicherheit, Komfort und Umweltschutz gleichermassen im Blick.

Die technische Leistung steigt unaufhaltsam. Bei dieser Entwicklung dürfen wir nicht vergessen, dass es immer auch darum geht, die einfachsten Lösungen zu finden. Sie wissen es selbst: Es ist wesentlich leichter, sich komplizierte Dinge auszudenken, als einfache zu entwerfen. Für unsere Entwickler ist es daher sehr herausfordernd, für Sie und Ihre Kunden eine hohe Leistung leicht und einfach zu verpacken. Doch genau darauf kommt es uns an.

Unser sorgfältig und umfassend konzipiertes Angebot soll für Sie durchgehend „Sicher und einfach“ sein. Das ist unser Motto, bei dem wir keine Kompromisse eingehen. Wir denken über ausgefeilte und innovative Lösungen nach, die auf den besten Technologien basieren und nur ein Ziel haben: Unsere Kunden zufrieden zu stellen. Und das sind Sie.

Hauptsitz

Hager AG
Sedelstrasse 2
6020 Emmenbrücke

Tel. 041 269 90 00

Verkaufsniederlassungen

Hager AG
Glattalstrasse 521
8153 Rümlang

Tel. 044 817 71 71

Hager AG
Ey 5
3063 Ittigen-Bern

Tel. 031 925 30 00

Hager AG
Chemin du Petit-Flon 31
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tel. 021 644 37 00

hager.ch
infoch@hager.com

ON-2-1018-DKO2510

gedruckt in der schweiz