Katalog 2026

01

Schalter und Steckdosen




Aktualisiert Oktober 2026

Better buildings
Better tomorrows

Better buildings.
Better tomorrows.

Gemeinsam gestalten wir die elektrische Welt von morgen





“Wir wollen Ihr bevorzugter Partner für die intelligente und nachhaltige Elektrifizierung von Gebäuden sein. Gemeinsam schaffen wir eine bessere Zukunft.”



Sabine Busse
CEO Hager Group

Liebe Kunden, Partner und Freunde von Hager,

Gebäude sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. Wir verbringen etwa 90 Prozent unserer Zeit in ihnen. Die intelligente und nachhaltige Elektrifizierung von Gebäuden ist daher eine der entscheidenden Entwicklungen unserer Zeit. Hager ist seit mehr als 70 Jahren Vorreiter in diesem Bereich. Diese Rolle ist heute wichtiger denn je, denn Gebäude sind für fast 38% der weltweiten CO_2-Emissionen verantwortlich.
Als Experten für die elektrische Infrastruktur von Gebäuden spielen wir eine aktive Rolle bei der Elektrifizierung unserer Gesellschaft. Dazu liefern wir sichere, einfache und intelligente Lösungen, mit denen sich jedes Gebäude nachhaltiger und energieeffizienter gestalten lässt.

Bei Hager investieren wir erheblich in Produktinnovationen und entwickeln zukunftsfähige Lösungen, die bewährte Qualität mit wegweisenden Resultaten verbinden. Gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass Technologie allein nicht ausreicht. Wahrer Fortschritt entsteht durch Zusammenarbeit. Hager war schon immer in engem Kontakt mit Ihnen, unseren Kunden und Partnern.

Indem wir diese Partnerschaften stärken und Sie bei jedem Schritt mit unserem Fachwissen unterstützen, führen wir dieses Vertrauen in eine neue Ära. So stellen wir sicher, dass wir die Herausforderungen von morgen gemeinsam mit Zuversicht meistern können. Das ist unsere Überzeugung: Bessere Gebäude. Bessere Zukunft. (Better buildings. Better tomorrows.). Vielen Dank für Ihr anhaltendes Vertrauen in unsere Partnerschaft.



Mit den besten Grüssen,
Sabine Busse, CEO Hager Group

Wir schaffen bessere Gebäude für eine bessere Zukunft

Wir bei Hager sind überzeugt: Bessere Gebäude ermöglichen eine bessere Zukunft. Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir diese Ambitionen in die Realität um. Denn jedes Projekt – unabhängig von seiner Grösse – bietet die Chance , das Leben von Menschen durch intelligente Elektrifizierung angenehmer und nachhaltiger zu gestalten. Mit zukunftssicheren Lösungen und unserer Expertise tragen wir dazu bei Gebäude besser zu machen. Für ein besseres Leben und eine bessere Zukunft.

Unser Unternehmen

ist ein führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden. Hager beschäftigt 13.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2024 einen Umsatz von 3,0 Mrd. Euro. Unsere Komponenten und Lösungen werden an 23 Standorten weltweit produziert und an Kunden in mehr als 100 Ländern vertrieben.

:hager advizeo by Hager eficia by Hager

ENERGY STORAGE E3/DC BOCCHIOTTI IBOCO Pmflex

Unsere Produkte und Lösungen

Seit mehr als sieben Jahrzehnten unterstützen wir Elektrohandwerker und Grosshändler mit Komponenten, die sicher, einfach zu installieren und langlebig sind. Damit schaffen wir die Grundlage, auf die Sie sich heute und in Zukunft verlassen können. Wir unterstützen Elektrohandwerker dabei, Gebäude jeden Tag ein Stück besser zu machen.

Unser umfassendes Angebot entwickelt sich mit der Elektrifizierung von Haushalten und kleinen Unternehmen weiter – rund um Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen und Solarmodule - von Energieverteilsystemen über Energiespeicher, Leitungsführung bis zu Schaltersysteme oder vernetzter Gebäudeautomation, wir optimieren unsere Lösungen kontinuierlich - für das einfachste, smarteste und nachhaltigste Ergebnis.

Mit unseren modularen, integrierten Systemen, der Integration von KNX Secure und Matter sowie unserem Fokus auf Nachhaltigkeit unterstützen wir unsere Kunden dabei, die Anforderungen von morgen zu erfüllen und die Energiewende zu gestalten.

Projekte

Komplexere Gebäude bedeuten grössere Herausforderungen. Und sie bieten ebenso die Chance bessere Gebäude zu schaffen. Gemeinsam mit Elektroplanern und Architekten entwickeln wir intelligente Energieverteilungssysteme für Wohn-, Gewerbegebäude und kritische Infrastrukturen – mit Lösungen, die den Eigentümern und Betreibern höchste Effizienz, Sicherheit und Zukunftsfähigkeit bieten.

Jedes Projekt, das wir realisieren, vereint innovative Produkte mit fundiertem Know-how und enger Zusammenarbeit. Das Ergebnis sind Lösungen, die Gebäude energieeffizienter, nachhaltiger und zukunftssicher machen. Als Partner begleiten wir Projekte von der Planung und Projektierung bis zur Inbetriebnahme und liefern massgeschneiderte Haupt- und Unterverteilungssysteme bis 6300 A. Diese lassen sich nahtlos zu einer Komplettlösung mit Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Energiespeichern und intelligentem Energiemanagement integrieren – für vollständig skalierbare Effizienz.

Mit den sich wandelnden Anforderungen an Projekte entwickeln wir auch unser Angebot kontinuierlich weiter. Wir verbessern kontinuierlich unser Lösungsangebot, unsere digitalen Tools und unser Partnernetzwerk. Damit stellen wir sicher, dass jede Lösung die elektrische Infrastruktur von Gebäuden stärkt und diese intelligenter, zuverlässiger und besser für die Zukunft macht.

Energy management

Intelligentes Energiemanagement ist ein zentraler Erfolgsfaktor für das Gelingen der Energiewende. Mit einem Portfolio aus Speicherlösungen, Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und Services tragen wir dazu bei, dass Energie in Gebäuden optimal gesteuert wird - von der Erzeugung über die Speicherung und Verteilung.

Das Ergebnis sind eine höhere Resilienz, geringere Kosten und eine messbare Reduzierung der CO2-Emissionen. Als führender Anbieter auf dem europäischen Markt unterscheiden wir uns durch integrierte, skalierbare Lösungen, die Produkte und Services zu einem nahtlosen Angebot kombinieren. Indem wir unsere bestehende Roadmap konsequent umsetzen und uns gleichzeitig gezielt in neue Bereiche weiterentwickeln, geben wir unseren Partnern die Tools und die Sicherheit, um den Anforderungen von heute ebenso gerecht zu werden wie den Herausforderungen von morgen.

Von Wohnhäusern bis zu kritischer Infrastruktur

Wir liefern Lösungen für alle Arten von Gebäuden: von Einfamilienhäusern und Gewerbeimmobilien über Mehrfamilienhäuser bis hin zu grossen Industriegebäuden und kritischen Infrastrukturen. Überall dort, wo Energie fliessen soll, schaffen wir die nötige Infrastruktur, die Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit gewährleistet. Wir machen Ihre Gebäude fit für die Zukunft.

Grand Terra, Vietnam
Der 14.847m² grosse, LEED-Gold-zertifizierte Komplex der Klasse A in Hanoi ist von den Reisterrassen Vietnams inspiriert und verbindet Tradition mit Moderne. Für dieses Projekt lieferte Hager fortschrittliche und nachhaltige Elektrolösungen, die Nachhaltigkeit, Sicherheit und Eleganz nahtlos miteinander verbinden.

Auf unserer Internet-Seite finden Sie
immer die aktuellsten Versionen unserer
Sortiments-Kataloge. www.hager.ch/kataloge

A.1

	Seite
01 Design-Sortiment kallysto	10
02 Echtmaterial-Abdeckplatten kallysto.art	270
03 Kanaleinbau kallysto-Apparate	278
04 Klassisches Sortiment origin	308
05 Nass-Sortiment robusto	494
06 Einbau-Sortiment FLF	554
07 Technik Schalter und Steckdosen	596
08 Anhang	668

A.1

		Seite
01 Design-Sortiment kallysto.line | .trend | .pro		10
02 Echtmaterial-Abdeckplatten kallysto.art		270
03 Kanaleinbau kallysto-Apparate		278
04 Klassisches Sortiment origin		308
05 Nass-Sortiment robusto		494
06 Einbau-Sortiment FLF		554
07 Technik Schalter und Steckdosen Masszeichnungen | Montage und Anschlussschemen | Technische Daten		596
08 Anhang hagercad | Hager Kundencenter | Unsere sechs Hauptkataloge | Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen | Hager Group | Hager Design		668


kallysto Schalter und Steckdosen



.line



.trend



.pro

Sind Sie verantwortlich für anspruchsvolle Projekte mit individuellen Bedürfnissen? Mit kallysto.line, .trend und .pro haben Sie mit Sicherheit die richtige Lösung für jede Anwendung im Wohn- oder Gewerbebau! Drei aktuelle Designs, eine ausgewogene Farbpalette und umfassende Funktionen zeichnen das einzigartige kallysto-Programm aus.

01

	Seite
Druckschalter/-taster unbeleuchtet, beleuchtet	22
LED Leuchtpatronen	38
Steckdosen Typ 13 - 15 - 23 - 25, Typ 13 - 23 mit FI-Schutz	40
Kleinkombinationen mit Steckdose Typ 13	68
UP/AP-Kombinationen Grösse I + I	80
Drehschalter	92
Not-Aus Taster	100
Schlüsseldrehschalter mit/ohne Zylinder	106
Storenschalter/-taster	122
Drehdimmer, Drehzahlsteller	128
Raumtemperaturregler	134
Bewegungsmelder, Sonnerie, Türgong, Durchgangsdose, Blindabdeckung, USB Ladesteckdosen	142
Hotelcard-Schalter und internationale Steckdosen	154
LED-Signalisation	160
Smart Switch FoH	164

	Seite
Universaltaster und KNX Sensoren	166
TV-/Radio- und Sat-Dosen	192
HMS - Basismodul - Einsätze und Zubehör	202
Multimediadosen HMS mit 2- und 3-Loch Breitband TV-/Radio- und Sat-Dose	214
media Steckdosen, Montageset für R&M, Keystone und Multimedia-Modulen	226
Multimedia-Module	234
Montageset XLR, Lautsprecher-Steckdose	240
VDI-Erweiterung	242
Front Erdsteckdose	244
UP-Befestigungsplatten	245
Abdeckplatten	248
AP-Gehäuse mit Montagerahmen	260
Kombinations-Kopfzeile	261

Swiss made

kallysto und origin

Duroplast – der Garant für Stabilität, Beständigkeit und Nachhaltigkeit

Duroplast ist ein starkes Material. Es macht die kallysto und origin-Apparate extrem robust, chemisch beständig, kratzfest, antistatisch und UV-stabil. So lassen sich die Schalter und Steckdosen einfach reinigen und behalten auch nach Jahren ihre erstklassige Optik, ohne zu vergilben. Auch in puncto Hygiene setzen die kallysto und origin-Apparate Massstäbe mit den antibakteriellen Eigenschaften von Duroplast. Duromere bestehen aus natürlichen Harnstoff und Melamin und sind somit halogenfrei, nicht erdölbasiert und benötigen geringe Energiemengen in der Herstellung.



Duroplast Eigenschaften:

- UV-Stabil
- Witterungsbeständig, vergilbt nicht
- Antibakterielle Wirkung
- Temperaturbeständig
- Hohe Kratzfestigkeit
- Hohe Lebensdauer
- Hohe Chemikalienresistenz (Lösungsmittel wie Aceton & Alkohol)
- Exzellente elektrische Isolation



Umweltverträglichkeit:

- Halogenfrei (u.a. keine giftigen Gase bei Brand)
- Brandbeständig (selbstlöschend, ohne Verwendung von Flammschutzmittel)
- Keine organische Lösungsmittel bei der Herstellung und Verarbeitung
- Hergestellt ohne Rohöl
- Hergestellt aus überwiegend natürlichen Rohstoffen
- Vergleichsweise geringe Energiemenge in der Formgebung



Recycling:


- Einsatz als Füllstoff in neuen Polymeren
- Wiederverwendung als Strahlmittel
- Verwendung in Verbrennungsanlagen

hager.ch/nachhaltig

Die neue Schaltergeneration
Für mehr Effizienz bei der Montage

Bewährt. Verbessert. Startklar.

Nachhaltig
Keine Schutzhauben, Gehäuse aus recyceltem Material



+ Drahtabisolierung 11 mm

+ Doppelbeleuchtung

+ Farbdifferenzierung Mutterknopf für Schalter und Taster

+ Swiss Made

+ 45° Drahteinführung

+ Optimierte Drahtlösetaste

+ 1 LED-Steckfassung für alle Anwendungen

Genau dort optimiert, wo's zählt:
Der kleinste Einfachschalter, die bewährten Doppelschalter und Kleinkombinationen sorgen mit ihren Neuerungen für mehr Effizienz und Sicherheit auf jeder Baustelle.

hager.ch/schaltereinsatz

Better buildings
Better tomorrows
hager



kallysto.line, kallysto.trend, kallysto.pro
Funktion und Stil auf höchstem Niveau

Wählen Sie Ihren Stil! Das kallysto-Programm gliedert sich in drei moderne Designs und sorgt so für den passenden Look in jedem Raum. kallysto.line besticht mit klaren Linien und schlichten Formen. Die ansprechende Silhouette mit Rundungen von kallysto.trend sorgt für den perfekten Auftritt in zeitgemässen Architekturen. Für besonders hohe Ansprüche steht Ihnen kallysto.pro zur Verfügung: Es zeichnet sich durch eine ausgereifte Technik, optimale Funktionalität und zeitlose Eleganz aus.



Drei Designs



kallysto.line



kallysto.trend



kallysto.pro



arctique



fjord



océan



orient



savane



canyon

Mehr Farben

Auch punkto Farben bietet das kallysto-Programm zahlreiche Möglichkeiten: Die Abdeckplatten für kallysto.trend und kallysto.pro sind nebst den sechs Standard-Farben in sechs inspirierenden Tönen erhältlich.

kallysto
Endlose Möglichkeiten




Vorteile:

- Drei exklusive Designlinien auf dem Schweizer Markt
- 6 zusätzliche Rahmenfarben mit premium Lackierung und metallic Look
- Rahmenbeschriftung für kallysto.pro
- quickconnect Stecktechnik mit Anschlüssen in 45°
- Einheitliche Schaltmechanik für kallysto, basico und FLF
- Montage mit Kreuz- und Schlitzschraubenzieher
- Beleuchtung Orientierung und Krontrolle mit LED
- Abdeckplatten durchgängig für Kombinationen bis Grösse 3x4 / 4x3

Technische Merkmale:

- Abmessungen:
  kallysto.line, 92 x 92 mm
  kallysto.trend, 94 x 94 mm
  kallysto.pro, 94 x 94 mm
- Material:
  Frontset und Gehäuse: Duroplast, matt (hochkratzfest, UV-stabil, einfache Reinigung, sehr gute chemische Beständigkeit, halogenfrei, antistatisch und antibakteriell)
  Apparat/LED: Thermoplast
- Anschluss: quickconnect T-Draht
- LED: 230V AC oder Multispannung 12-60 V (AC/DC)

Expert tips



01

kallysto
Einzigartig auf dem Schweizer Markt: drei individuelle Designs, erhältlich in den Standardfarben Ultraweiss, Lichtgrau, Anthrazit, Schwarz, Beige und Braun.




02

Zusätzliche Rahmenfarben
Passend zu den Designs stehen 6 Abdeckplattenfarben mit Premium Lackierung und metallic Look für kallysto.trend und kallysto.pro zur Verfügung.



03

Rahmenbeschriftung
Für kallysto.pro steht eine Abdeckplatte mit Beschriftungsfeld für eine dauerhafte und diskrete Beschriftung zur Verfügung.




04

Bewährte Stecktechnik
Die Stecktechnik und der konische Klemmeneingang mit 45° Winkel ermöglichen einen praktischen Anschluss. An jeden Schaltkontakt lassen sich bis zu zwei Drähte anbringen.



05

Duroplast
Der hochwertige Kunststoff ist halogenfrei, hochkratzfest und sowohl gegen UV-Strahlen als auch gegen chemische Stoffe gewappnet. Zudem punktet er mit antibakterieller Wirkung gemäss ISO 22196:2011. Dies macht die kallysto Schalter und Steckdosen vor allem für Krankenhäuser und Pflegeheime interessant.




06

Made in Switzerland
Die Hager Entwicklungs- und Produktionsstätte am Hauptsitz in Emmenbrücke garantiert Ihnen hochstehende Qualität.

Inspirierende Farbpalette
für ein individuelles Interieur


kallysto .line






kallysto .trend





kallysto .pro






Technische Änderungen vorbehalten

Farbpalette Front



Ultraweiss | Lichtgrau | Anthrazit | Schwarz | Braun | Beige

Farbpalette Abdeckplatten




Ultraweiss | Lichtgrau | Anthrazit | Schwarz | Braun | Beige

Farbpalette Front



Ultraweiss | Lichtgrau | Anthrazit | Schwarz | Braun | Beige

Farbpalette Abdeckplatten



Ultraweiss | Lichtgrau | Anthrazit | Schwarz | Braun | Beige


Arktis | Fjord | Ozean | Orient | Savanna | Canyon

Farbpalette Front



Ultraweiss | Lichtgrau | Anthrazit | Schwarz | Braun | Beige

Farbpalette Abdeckplatten




Ultraweiss | Lichtgrau | Anthrazit | Schwarz | Braun | Beige

Arktis | Fjord | Ozean | Orient | Savanna | Canyon

kallysto
Ein modularer Systemaufbau

F: Einsatz
(design- und farbneutral)



WH 10 11 01 F
226 319 003

H: Front




WH 20 11 01 00 H
378 004 003

B: Einsatz
mit Front



WH 20 11 01 00 B
226 316 003

UP-Befestigungsplatte



WH 10 95 01 82 Z
376 163 003

A:
für Kombinationen




WH 20 11 01 00 A
226 318 003

Abdeckplatten

kallysto.line

WH 25 92 02 00 Z
334 911 008



kallysto.trend

WH 26 92 02 00 Z
334 911 208



kallysto.pro

WH 27 92 02 00 Z
334 911 408



AP-Gehäuse, hoch 54 mm

WH 23 92 35 00 Q
283 914 003



Prisamobile G3

WH 39 74 10 Z
372 903 323

Schnappblende


WH 22 92 03 00 Z
334 902 003



C: Fertigapparate UP (komplett)


kallysto.line

WH 25 11 01 00 C
226 311 003



kallysto.trend

WH 26 11 01 00 C
226 311 208




kallysto.pro

WH 27 11 01 00 C
226 311 408




Q: Fertigapparat AP (komplett) Höhe 54 mm

WH 23 11 01 00 Q
302 552 003



T: Fertigapparat für Kanaleinbau



Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung Einbautiefe 1-polig, 31 mm	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Druckschalter, S3 1-polig		**WH25110100C**	226 311 008	**WH26110100C**	226 311 208	**WH27110100C**	226 311 408
		WH25110103C	226 311 038	**WH26110103C**	226 311 238	**WH27110103C**	226 311 438
		WH25110104C	226 311 048	**WH26110104C**	226 311 248	**WH27110104C**	226 311 448
		WH25110105C	226 311 058	**WH26110105C**	226 311 258	**WH27110105C**	226 311 458
Druckschalter, S6		**WH25120300C**	226 601 008	**WH26120300C**	226 601 208	**WH27120300C**	226 601 408
		WH25120303C	226 601 038	**WH26120303C**	226 601 238	**WH27120303C**	226 601 438
		WH25120304C	226 601 048	**WH26120304C**	226 601 248	**WH27120304C**	226 601 448
		WH25120305C	226 601 058	**WH26120305C**	226 601 258	**WH27120305C**	226 601 458
Drucktaster 1-polig		**WH25130100C**	554 521 008	**WH26130100C**	554 521 208	**WH27130100C**	554 521 408
		WH25130103C	554 521 038	**WH26130103C**	554 521 238	**WH27130103C**	554 521 438
		WH25130104C	554 521 048	**WH26130104C**	554 521 248	**WH27130104C**	554 521 448
		WH25130105C	554 521 058	**WH26130105C**	554 521 258	**WH27130105C**	554 521 458

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse
für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
WH20110100A	226 318 003	**WH20110100B**	226 316 003	**WH23110100Q**	302 552 003
WH20110103A	226 318 033	**WH20110103B**	226 316 033	**WH23110103Q**	302 552 033
WH20110104A	226 318 043	**WH20110104B**	226 316 043	**WH23110104Q**	302 552 043
WH20110105A	226 318 953	**WH20110105B**	226 316 953	**WH23110105Q**	302 552 953
WH20120300A	226 608 003	**WH20120300B**	226 606 003	**WH23120300Q**	302 563 003
WH20120303A	226 608 033	**WH20120303B**	226 606 033	**WH23120303Q**	302 563 033
WH20120304A	226 608 043	**WH20120304B**	226 606 043	**WH23120304Q**	302 563 043
WH20120305A	226 608 953	**WH20120305B**	226 606 953	**WH23120305Q**	302 563 953
WH20130100A	554 528 003	**WH20130100B**	554 526 003	**WH23130100Q**	760 132 003
WH20130103A	554 528 033	**WH20130103B**	554 526 033	**WH23130103Q**	760 132 033
WH20130104A	554 528 043	**WH20130104B**	554 526 043	**WH23130104Q**	760 132 043
WH20130105A	554 528 953	**WH20130105B**	554 526 953	**WH23130105Q**	760 132 953

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20







Bezeichnung Einbautiefe: 1-polig, 31 mm 2-polig, 34 mm	Farbe	**kallysto.line** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.trend** komplett 94 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.pro** komplett 94 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Druckschalter, S1 (3+3) 1-polig		**WH25100100C**	226 111 008	**WH26100100C**	226 111 208	**WH27100100C**	226 111 408
		WH25100103C	226 111 038	**WH26100103C**	226 111 238	**WH27100103C**	226 111 438
		WH25100104C	226 111 048	**WH26100104C**	226 111 248	**WH27100104C**	226 111 448
		WH25100105C	226 111 058	**WH26100105C**	226 111 258	**WH27100105C**	226 111 458
Druckschalter, S3 und Drucktaster 1-polig		**WH25150100C**	226 351 008	**WH26150100C**	226 351 208	**WH27150100C**	226 351 408
		WH25150103C	226 351 038	**WH26150103C**	226 351 238	**WH27150103C**	226 351 438
		WH25150104C	226 351 048	**WH26150104C**	226 351 248	**WH27150104C**	226 351 448
		WH25150105C	226 351 058	**WH26150105C**	226 351 258	**WH27150105C**	226 351 458
2 Drucktaster, 1-polig		**WH25140300C**	554 621 008	**WH26140300C**	554 621 208	**WH27140300C**	554 621 408
		WH25140303C	554 621 038	**WH26140303C**	554 621 238	**WH27140303C**	554 621 438
		WH25140304C	554 621 048	**WH26140304C**	554 621 248	**WH27140304C**	554 621 448
		WH25140305C	554 621 058	**WH26140305C**	554 621 258	**WH27140305C**	554 621 458

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse
für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
WH20100100A	226 118 003	**WH20100100B**	226 116 003	**WH23100100Q**	302 513 003
WH20100103A	226 118 033	**WH20100103B**	226 116 033	**WH23100103Q**	302 513 033
WH20100104A	226 118 043	**WH20100104B**	226 116 043	**WH23100104Q**	302 513 043
WH20100105A	226 118 953	**WH20100105B**	226 116 953	**WH23100105Q**	302 513 953
WH20150100A	226 358 003	**WH20150100B**	226 356 003	**WH23150100Q**	302 546 003
WH20150103A	226 358 033	**WH20150103B**	226 356 033	**WH23150103Q**	302 546 033
WH20150104A	226 358 043	**WH20150104B**	226 356 043	**WH23150104Q**	302 546 043
WH20150105A	226 358 953	**WH20150105B**	226 356 953	**WH23150105Q**	302 546 953
WH20140300A	554 628 003	**WH20140300B**	554 626 003	**WH23140300Q**	760 152 003
WH20140303A	554 628 033	**WH20140303B**	554 626 033	**WH23140303Q**	760 152 033
WH20140304A	554 628 043	**WH20140304B**	554 626 043	**WH23140304Q**	760 152 043
WH20140305A	554 628 953	**WH20140305B**	554 626 953	**WH23140305Q**	760 152 953

▶ Seite 596



WH20110100H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 10 A, 250 V ~
- mit Steckklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Front Schalter/Taster, Ultraweiss	31 mm	1	**WH20110100H**	378 104 003
Front Schalter/Taster, Lichtgrau	31 mm	1	**WH20110103H**	378 104 033
Front Schalter/Taster, Anthrazit	31 mm	1	**WH20110104H**	378 104 043
Front Schalter/Taster, Schwarz	31 mm	1	**WH20110105H**	378 104 953
Front Schalter/Taster, Beige	31 mm	1	**WH20110107H**	378 104 913
Front Schalter/Taster, Braun	31 mm	1	**WH20110109H**	378 104 993




WH20100100H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 10 A, 250 V ~
- mit Steckklemmen


Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Front Doppelschalter/Taster, Ultraweiss	34 mm	1	**WH20100100H**	378 101 003
Front Doppelschalter/Taster, Lichtgrau	34 mm	1	**WH20100103H**	378 101 033
Front Doppelschalter/Taster, Anthrazit	34 mm	1	**WH20100104H**	378 101 043
Front Doppelschalter/Taster, Schwarz	34 mm	1	**WH20100105H**	378 101 953
Front Doppelschalter/Taster, Beige	34 mm	1	**WH20100107H**	378 101 913
Front Doppelschalter/Taster, Braun	34 mm	1	**WH20100109H**	378 101 993

▶ Seite 596



WH101101E

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 10 A, 250 V ~ - mit Steckklemmen				
Schalter S3	31 mm	1	**WH101101E**	226 317 003
Schalter S3 mit Befestigungsplatte	31 mm	1	**WH101101F**	226 319 003
Impulstaster	31 mm	1	**WH101301E**	554 527 003
Impulstaster mit Befestigungsplatte	31 mm	1	**WH101301F**	554 529 003



WH101001E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 10 A, 250 V ~ - mit Steckklemmen				
Schalter S3+3	34 mm	1	**WH101001E**	226 117 003
Schalter S3+3 mit Befestigungsplatte	34 mm	1	**WH101001F**	226 119 003
Schalter S3 + Impulstaster	34 mm	1	**WH101501E**	226 357 003
Schalter S3 + Impulstaster mit Befestigungsplatte	34 mm	1	**WH101501F**	226 359 003
Schalter S6	34 mm	1	**WH101203E**	226 607 003
Schalter S6 mit Befestigungsplatte	34 mm	1	**WH101203F**	226 609 003
Doppel-Impulstaster	34 mm	1	**WH101403E**	554 627 003
Doppel-Impulstaster mit Befestigungsplatte	34 mm	1	**WH101403F**	554 629 003

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung Einbautiefe: 1-polig, 31 mm	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Leuchtschalter, S3 1-polig		**WH25110200C**	429 311 008	**WH26110200C**	429 311 208	**WH27110200C**	429 311 408
		WH25110203C	429 311 038	**WH26110203C**	429 311 238	**WH27110203C**	429 311 438
		WH25110204C	429 311 048	**WH26110204C**	429 311 248	**WH27110204C**	429 311 448
		WH25110205C	429 311 058	**WH26110205C**	429 311 258	**WH27110205C**	429 311 458
Leuchtschalter ,S6		**WH25120400C**	227 601 008	**WH26120400C**	227 601 208	**WH27120400C**	227 601 408
		WH25120403C	227 601 038	**WH26120403C**	227 601 238	**WH27120403C**	227 601 438
		WH25120404C	227 601 048	**WH26120404C**	227 601 248	**WH27120404C**	227 601 448
		WH25120405C	227 601 058	**WH26120405C**	227 601 258	**WH27120405C**	227 601 458
Leuchttaster 1-polig		**WH25130200C**	554 421 008	**WH26130200C**	554 421 208	**WH27130200C**	554 421 408
		WH25130203C	554 421 038	**WH26130203C**	554 421 238	**WH27130203C**	554 421 438
		WH25130204C	554 421 048	**WH26130204C**	554 421 248	**WH27130204C**	554 421 448
		WH25130205C	554 421 058	**WH26130205C**	554 421 258	**WH27130205C**	554 421 458

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270
Leuchtpatrone ▶ Seite 38

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20110200A	429 318 003	**WH20110200B**	429 316 003	**WH23110200Q**	302 550 003
WH20110203A	429 318 033	**WH20110203B**	429 316 033	**WH23110203Q**	302 550 033
WH20110204A	429 318 043	**WH20110204B**	429 316 043	**WH23110204Q**	302 550 043
WH20110205A	429 318 953	**WH20110205B**	429 316 953	**WH23110205Q**	302 550 953
WH20120400A	227 608 003	**WH20120400B**	227 606 003	**WH23120400Q**	302 564 003
WH20120403A	227 608 033	**WH20120403B**	227 606 033	**WH23120403Q**	302 564 033
WH20120404A	227 608 043	**WH20120404B**	227 606 043	**WH23120404Q**	302 564 043
WH20120405A	227 608 953	**WH20120405B**	227 606 953	**WH23120405Q**	302 564 953
WH20130200A	554 428 003	**WH20130200B**	554 426 003	**WH23130200Q**	760 312 003
WH20130203A	554 428 033	**WH20130203B**	554 426 033	**WH23130203Q**	760 312 033
WH20130204A	554 428 043	**WH20130204B**	554 426 043	**WH23130204Q**	760 312 043
WH20130205A	554 428 953	**WH20130205B**	554 426 953	**WH23130205Q**	760 312 953

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20







Bezeichnung Einbautiefe: 1-polig, 31 mm	Farbe	**kallysto.line** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.trend** komplett 94 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.pro** komplett 94 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Leuchtschalter, S1 (3+3) 1-polig		**WH25100200C**	226 121 008	**WH26100200C**	226 121 208	**WH27100200C**	226 121 408
		WH25100203C	226 121 038	**WH26100203C**	226 121 238	**WH27100203C**	226 121 438
		WH25100204C	226 121 048	**WH26100204C**	226 121 248	**WH27100204C**	226 121 448
		WH25100205C	226 121 058	**WH26100205C**	226 121 258	**WH27100205C**	226 121 458
2x Leuchttaster 1-polig		**WH25140400C**	554 721 008	**WH26140400C**	554 721 208	**WH27140400C**	554 721 408
		WH25140403C	554 721 038	**WH26140403C**	554 721 238	**WH27140403C**	554 721 438
		WH25140404C	554 721 048	**WH26140404C**	554 721 248	**WH27140404C**	554 721 448
		WH25140405C	554 721 058	**WH26140405C**	554 721 258	**WH27140405C**	554 721 458

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270
Leuchtpatrone ▶ Seite 38

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20100200A	226 128 003	**WH20100200B**	226 126 003	**WH23100200Q**	302 554 003
WH20100203A	226 128 033	**WH20100203B**	226 126 033	**WH23100203Q**	302 554 033
WH20100204A	226 128 043	**WH20100204B**	226 126 043	**WH23100204Q**	302 554 043
WH20100205A	226 128 953	**WH20100205B**	226 126 953	**WH23100205Q**	302 554 953
WH20140400A	554 728 003	**WH20140400B**	554 726 003	**WH23140400Q**	760 382 003
WH20140403A	554 728 033	**WH20140403B**	554 726 033	**WH23140403Q**	760 382 033
WH20140404A	554 728 043	**WH20140404B**	554 726 043	**WH23140404Q**	760 382 043
WH20140405A	554 728 953	**WH20140405B**	554 726 953	**WH23140405Q**	760 382 953

▶ Seite 596



WH20110200H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front - 10 A, 250 V ~ - mit Steckklemmen				
Front Schalter/Taster, Ultraweiss	31 mm	1	**WH20110200H**	378 105 003
Front Schalter/Taster, Lichtgrau	31 mm	1	**WH20110203H**	378 105 033
Front Schalter/Taster, Anthrazit	31 mm	1	**WH20110204H**	378 105 043
Front Schalter/Taster, Schwarz	31 mm	1	**WH20110205H**	378 105 953
Front Schalter/Taster, Beige	31 mm	1	**WH20110207H**	378 105 913
Front Schalter/Taster, Braun	31 mm	1	**WH20110209H**	378 105 993



WH20100300H


Baukasten, Ersatzteil, Front - 10 A, 250 V ~ - mit Steckklemmen				
Front Doppelschalter/Taster 1x beleuchtet Ultraweiss	31 mm	1	**WH20100300H**	378 103 003
Front Doppelschalter/Taster 1x beleuchtet Lichtgrau	31 mm	1	**WH20100303H**	378 103 033
Front Doppelschalter/Taster 1x beleuchtet Anthrazit	31 mm	1	**WH20100304H**	378 103 043
Front Doppelschalter/Taster 1x beleuchtet Schwarz	31 mm	1	**WH20100305H**	378 103 953
Front Doppelschalter/Taster 1x beleuchtet Beige	31 mm	1	**WH20100307H**	378 103 913
Front Doppelschalter/Taster 1x beleuchtet Braun	31 mm	1	**WH20100309H**	378 103 993



WH20100200H


Baukasten, Ersatzteil, Front - 10 A, 250 V ~ - mit Steckklemmen				
Front Doppelschalter/Taster, Ultraweiss	34 mm	1	**WH20100200H**	378 102 003
Front Doppelschalter/Taster, Lichtgrau	34 mm	1	**WH20100203H**	378 102 033
Front Doppelschalter/Taster, Anthrazit	34 mm	1	**WH20100204H**	378 102 043
Front Doppelschalter/Taster, Schwarz	34 mm	1	**WH20100205H**	378 102 953
Front Doppelschalter/Taster, Beige	34 mm	1	**WH20100207H**	378 102 913
Front Doppelschalter/Taster, Braun	34 mm	1	**WH20100209H**	378 102 993

▶ Seite 596



WH101102E

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 10 A, 250 V ~ - mit Steckklemmen - mit LED-Steckfassung Gelb WH39968011Z / 209 962 003				
Schalter S3 beleuchtet	31 mm	1	**WH101102E**	326 056 793
Schalter S3 beleuchtet mit Befestigungsplatte	31 mm	1	**WH101102F**	326 053 793
Impulstaster beleuchtet	31 mm	1	**WH101302E**	354 316 793
Impulstaster beleuchtet mit Befestigungsplatte	31 mm	1	**WH101302F**	354 313 793



WH101002E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 10 A, 250 V ~ - mit Steckklemmen - mit LED-Steckfassung Gelb WH39968011Z / 209 962 003				
Schalter S3+3, 2x beleuchtet	34 mm	1	**WH101002E**	326 016 793
Schalter S3+3 2x beleuchtet mit Befestigungsplatte	34 mm	1	**WH101002F**	326 013 793
Schalter S3+3, 1x beleuchtet	34 mm	1	**WH101003E**	326 026 793
Schalter S3+3 1x beleuchtet mit Befestigungsplatte	34 mm	1	**WH101003F**	326 023 793
Schalter S6 beleuchtet	34 mm	1	**WH101204E**	326 076 793
Schalter S6 beleuchtet mit Befestigungsplatte	34 mm	1	**WH101204F**	326 073 793
Doppel-Impulstaster 2x beleuchtet	34 mm	1	**WH101403E**	354 336 793
Doppel-Impulstaster 2x beleuchtet mit Befestigungsplatte	34 mm	1	**WH101403F**	354 333 793

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung
Einbautiefe:
1-polig, 31 mm

	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Druckschalter, S1 (3+3) 1-polig 1x beleuchtet mit Symbol Ventilator & Licht		**WH25100400C**	228 401 008	**WH26100400C**	228 401 208	**WH27100400C**	228 401 408
		WH25100403C	228 401 038	**WH26100403C**	228 401 238	**WH27100403C**	228 401 438
		WH25100404C	228 401 048	**WH26100404C**	228 401 248	**WH27100404C**	228 401 448
		WH25100405C	228 401 058	**WH26100405C**	228 401 258	**WH27100405C**	228 401 458

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270
Leuchtpatrone ▶ Seite 38

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20100400A	228 408 003
WH20100403A	228 408 033
WH20100404A	228 408 043
WH20100405A	228 408 953



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20100400B	228 406 003
WH20100403B	228 406 033
WH20100404B	228 406 043
WH20100405B	228 406 953

▶ Seite 596




WH20100400H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 10 A, 250 V ~
- mit Steckklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Front Doppelschalter/Taster 1x beleuchtet, Ultraweiss	34 mm	1	**WH20100400H**	378 444 003
Front Doppelschalter/Taster 1x beleuchtet, Lichtgrau	34 mm	1	**WH20100403H**	378 444 033
Front Doppelschalter/Taster 1x beleuchtet, Anthrazit	34 mm	1	**WH20100404H**	378 444 043
Front Doppelschalter/Taster 1x beleuchtet, Schwarz	34 mm	1	**WH20100405H**	378 444 953
Front Doppelschalter/Taster 1x beleuchtet, Beige	34 mm	1	**WH20100407H**	378 444 913
Front Doppelschalter/Taster 1x beleuchtet, Braun	34 mm	1	**WH20100409H**	378 444 993

▶ Seite 596



WH101003E

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 10 A, 250 V ~ - mit Steckklemmen - für 1x beleuchtet mit Symbol Ventilator & Licht				
Schalter S 3+3, 1x beleuchtet	34 mm	1	**WH101003E**	326 026 793
Schalter S 3+3, 1x beleuchtet mit Befestigungsplatte	34 mm	1	**WH101003F**	326 023 793

LED Leuchtpatronen

Material:
- Körper aus Thermoplast

▶ Seite 596



WH39968011Z

LED Leuchtpatrone für 230 V AC
- Orientierung/Kontrolle

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
LED Gelb 230 V AC (Standard)	1	**WH39968011Z**	209 962 003
LED Rot 230 V AC	1	**WH39968010Z**	209 963 003
LED Grün 230 V AC	1	**WH39968012Z**	209 965 003
LED Blau 230 V AC	1	**WH39968013Z**	209 967 003
LED Weiss 230 V AC	1	**WH39968000Z**	209 960 003



WH39968111Z

LED Leuchtpatrone für 12 – 60 V AC/DC

- Orientierung/Kontrolle
- Bei DC Anwendung ist die Polarität nicht zu beachten.

LED Gelb 12 – 60 V AC/DC	1	**WH39968111Z**	209 932 003
LED Rot 12 – 60 V AC/DC	1	**WH39968110Z**	209 933 003
LED Grün 12 – 60 V AC/DC	1	**WH39968112Z**	209 935 003
LED Blau 12 – 60 V AC/DC	1	**WH39968113Z**	209 937 003
LED Weiss 12 – 60 V AC/DC	1	**WH39968100Z**	209 930 003

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect
für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm²

Schutzart:
IP20



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung Einbautiefe 34 mm	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Einfachsteckdosen Typ 13 10 A 250 V~		**WH25580300C**	639 113 008	**WH26580300C**	639 113 208	**WH27580300C**	639 113 408
		WH25580303C	639 113 038	**WH26580303C**	639 113 238	**WH27580303C**	639 113 438
		WH25580304C	639 113 048	**WH26580304C**	639 113 248	**WH27580304C**	639 113 448
		WH25580305C	639 113 058	**WH26580305C**	639 113 258	**WH27580305C**	639 113 458
		WH25580306C	639 113 068			**WH27580306C**	639 113 468
Einfachsteckdosen Typ 13 mit Statusanzeige 10 A 250 V mit LED-Leuchtpatrone grün WH39968012Z		**WH25583300C**	657 020 008	**WH26583300C**	657 020 208	**WH27583300C**	657 020 408
		WH25583303C	657 020 038	**WH26583303C**	657 020 238	**WH27583303C**	657 020 438
		WH25583304C	657 020 048	**WH26583304C**	657 020 248	**WH27583304C**	657 020 448
		WH25583305C	657 020 058	**WH26583305C**	657 020 258	**WH27583305C**	657 020 458
		WH25583306C	657 020 068			**WH27583306C**	657 020 468

Einfachsteckdosen Typ 13
10 A 250 V~
mit Kinderschutz

Entsprechenden Apparat ohne Front verwenden und zusätzlich die passende Front mit Kinderschutz (siehe Seite Zubehör Steckdosen Typ 13), sowie Abdeckrahmen wenn nötig.
z.B.: kallysto.pro UP Typ 13 mit Kinderschutz, Ultraweiss



WH105853F /
639 773 003



WH20580100H /
378 302 003



WH27920200Z /
334 911 408

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Orange, RAL 2004: 06
(kallysto.line Typ 13 für Sondernetze, parallel und ohne Kinderschutz)
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20580300A	639 613 003
WH20580303A	639 613 033
WH20580304A	639 613 043
WH20580305A	639 613 953
WH20580306A	639 613 963

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20583300A	657 026 003
WH20583303A	657 026 033
WH20583304A	657 026 043
WH20583305A	657 026 953
WH20583306A	657 026 963



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20580300B	639 213 003
WH20580303B	639 213 033
WH20580304B	639 213 043
WH20580305B	639 213 953
WH20580306B	639 213 963

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20583300B	657 023 003
WH20583303B	657 023 033
WH20583304B	657 023 043
WH20583305B	657 023 953
WH20583306B	657 023 963



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH23580300Q	609 102 003
WH23580303Q	609 102 033
WH23580304Q	609 102 043
WH23580305Q	609 102 953
WH23580306Q	609 102 963

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH23583300Q	657 021 003
WH23583303Q	657 021 033
WH23583304Q	657 021 043
WH23583305Q	657 021 953

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect
für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm²

Schutzart:
IP20



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung Einbautiefe 35 mm	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Zweifachsteckdosen Typ 13 10 A 250 V~ parallel		**WH25620300C**	657 114 008	**WH26620300C**	657 114 208	**WH27620300C**	657 114 408
		WH25620303C	657 114 038	**WH26620303C**	657 114 238	**WH27620303C**	657 114 438
		WH25620304C	657 114 048	**WH26620304C**	657 114 248	**WH27620304C**	657 114 448
		WH25620305C	657 114 058	**WH26620305C**	657 114 258	**WH27620305C**	657 114 458
		WH25620306C	-			**WH27620306C**	657 114 468
Zweifachsteckdosen Typ 13 mit Statusanzeige 10 A 250 V~ parallel mit LED-Leuchtpatrone grün WH39968012Z		**WH25623300C**	657 040 008	**WH26623300C**	657 040 208	**WH27623300C**	657 040 408
		WH25623303C	657 040 038	**WH26623303C**	657 040 238	**WH27623303C**	657 040 438
		WH25623304C	657 040 048	**WH26623304C**	657 040 248	**WH27623304C**	657 040 448
		WH25623305C	657 040 058	**WH26623305C**	657 040 258	**WH27623305C**	657 040 458
		WH25623306C	657 040 068			**WH27623306C**	657 040 468
Zweifachsteckdosen Typ 13 10 A 250 V~ 1x getrennt		**WH25620700C**	657 134 008	**WH26620700C**	657 134 208	**WH27620700C**	657 134 408
		WH25620703C	657 134 038	**WH26620703C**	657 134 238	**WH27620703C**	657 134 438
		WH25620704C	657 134 048	**WH26620704C**	657 134 248	**WH27620704C**	657 134 448
		WH25620705C	657 134 058	**WH26620705C**	657 134 258	**WH27620705C**	657 134 458

Zweifachsteckdosen Typ 13
10 A 250 V~
parallel mit Kinderschutz
1x getrennt mit Kinderschutz

Entsprechenden Apparat ohne Front verwenden und zusätzlich die passende Front mit Kinderschutz (siehe Seite Zubehör Steckdosen Typ 13), sowie Abdeckrahmen wenn nötig.
z.B.: kallysto.pro 2x Typ 13 mit Kinderschutz, Ultraweiss



WH106253F /
657 043 793



WH20620100H /
378 313 003



WH27920200Z /
334 911 408

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Orange, RAL 2004: 06
(kallysto.line Typ 13 für Sondernetze, parallel und ohne Kinderschutz)
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20620300A	657 614 003	**WH20620300B**	657 214 003	**WH23620300Q**	609 131 003
WH20620303A	657 614 033	**WH20620303B**	657 214 033	**WH23620303Q**	609 131 033
WH20620304A	657 614 043	**WH20620304B**	657 214 043	**WH23620304Q**	609 131 043
WH20620305A	657 614 953	**WH20620305B**	657 214 953	**WH23620305Q**	609 131 953
WH20620306A	657 614 963	**WH20620306B**	657 214 963	**WH23620306Q**	609 131 963
WH20623300A	657 046 003	**WH20623300B**	657 043 003	**WH23623300Q**	657 041 003
WH20623303A	657 046 033	**WH20623303B**	657 043 033	**WH23623303Q**	657 041 033
WH20623304A	657 046 043	**WH20623304B**	657 043 043	**WH23623304Q**	657 041 043
WH20623305A	657 046 953	**WH20623305B**	657 043 953	**WH23623305Q**	657 041 953
WH20623306A	657 046 963	**WH20623306B**	657 043 963		
WH20620700A	657 634 003	**WH20620700B**	657 234 003	**WH23620700Q**	609 134 003
WH20620703A	657 634 033	**WH20620703B**	657 234 033	**WH23620703Q**	609 134 033
WH20620704A	657 634 043	**WH20620704B**	657 234 043	**WH23620704Q**	609 134 043
WH20620705A	657 634 953	**WH20620705B**	657 234 953	**WH23620705Q**	609 134 953

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect
für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm²

Schutzart:
IP20



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung Einbautiefe 35 mm	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Dreifachsteckdosen Typ 13 10 A 250 V~ parallel		**WH25640300C**	657 115 008	**WH26640300C**	657 115 208	**WH27640300C**	657 115 408
		WH25640303C	657 115 038	**WH26640303C**	657 115 238	**WH27640303C**	657 115 438
		WH25640304C	657 115 048	**WH26640304C**	657 115 248	**WH27640304C**	657 115 448
		WH25640305C	657 115 058	**WH26640305C**	657 115 258	**WH27640305C**	657 115 458
		WH25640306C	657 115 068			**WH27640306C**	657 115 468
Dreifachsteckdosen Typ 13 mit Statusanzeige 10 A 250 V~ parallel mit LED-Leuchtpatrone grün WH39968012Z		**WH25643300C**	657 080 008	**WH26643300C**	657 080 208	**WH27643300C**	657 080 408
		WH25643303C	657 080 038	**WH26643303C**	657 080 238	**WH27643303C**	657 080 438
		WH25643304C	657 080 048	**WH26643304C**	657 080 248	**WH27643304C**	657 080 448
		WH25643305C	657 080 058	**WH26643305C**	657 080 258	**WH27643305C**	657 080 458
		WH25643306C	657 080 068			**WH27643306C**	657 080 468
Dreifachsteckdosen Typ 13 10 A 250 V~ 1x getrennt		**WH25640700C**	657 135 008	**WH26640700C**	657 135 208	**WH27640700C**	657 135 408
		WH25640703C	657 135 038	**WH26640703C**	657 135 238	**WH27640703C**	657 135 438
		WH25640704C	657 135 048	**WH26640704C**	657 135 248	**WH27640704C**	657 135 448
		WH25640705C	657 135 058	**WH26640705C**	657 135 258	**WH27640705C**	657 135 458

Dreifachsteckdosen Typ 13
10 A 250 V~
parallel mit Kinderschutz
1x getrennt mit Kinderschutz

Entsprechenden Apparat ohne Front verwenden und zusätzlich die passende Front mit Kinderschutz (siehe Seite Zubehör Steckdosen Typ 13), sowie Abdeckrahmen wenn nötig.
z.B.: kallysto.pro 3x Typ 13 mit Kinderschutz, Ultraweiss



WH106453F /
657 083 793



WH20640100H /
378 321 003



WH27920200Z /
334 911 408

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Orange, RAL 2004: 06
(kallysto.line Typ 13 für Sondernetze, parallel und ohne Kinderschutz)
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20640300A	657 615 003
WH20640303A	657 615 033
WH20640304A	657 615 043
WH20640305A	657 615 953
WH20640306A	657 615 963
WH20643300A	657 086 003
WH20643303A	657 086 033
WH20643304A	657 086 043
WH20643305A	657 086 953
WH20643306A	657 086 963
WH20640700A	657 635 003
WH20640703A	657 635 033
WH20640704A	657 635 043
WH20640705A	657 635 953



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20640300B	657 215 003
WH20640303B	657 215 033
WH20640304B	657 215 043
WH20640305B	657 215 953
WH20640306B	657 215 963
WH20643300B	657 083 003
WH20643303B	657 083 033
WH20643304B	657 083 043
WH20643305B	657 083 953
WH20643306B	657 083 963
WH20640700B	657 235 003
WH20640703B	657 235 033
WH20640704B	657 235 043
WH20640705B	657 235 953



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH23640300Q	609 137 003
WH23640303Q	609 137 033
WH23640304Q	609 137 043
WH23640305Q	609 137 953
WH23640306Q	609 137 963
WH23643300Q	657 081 003
WH23643303Q	657 081 033
WH23643304Q	657 081 043
WH23643305Q	657 081 953
WH23640700Q	609 138 003
WH23640703Q	609 138 033
WH23640704Q	609 138 043
WH23640705Q	609 138 953

▶ Seite 596



WH20580300H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 10 A, 250 V ~
- mit Steckklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Front 1x T13, Ultraweiss	34 mm	1	**WH20580300H**	378 303 003
Front 1x T13, Lichtgrau	34 mm	1	**WH20580303H**	378 303 033
Front 1x T13, Anthrazit	34 mm	1	**WH20580304H**	378 303 043
Front 1x T13, Schwarz	34 mm	1	**WH20580305H**	378 303 953
Front 1x T13, Beige	34 mm	1	**WH20580307H**	378 303 913
Front 1x T13, Braun	34 mm	1	**WH20580309H**	378 303 993
Front 1x T13, Orange	34 mm	1	**WH20580306H**	378 303 963



WH20583300H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 10 A, 250 V ~
- mit Steckklemmen
- mit Linse für Statusanzeige

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Front 1xT13 für Statusanzeige, Ultraweiss	36 mm	1	**WH20583300H**	378 601 003
Front 1xT13 für Statusanzeige, Lichtgrau	36 mm	1	**WH20583300H**	378 601 033
Front 1xT13 für Statusanzeige, Anthrazit	36 mm	1	**WH20583300H**	378 601 043
Front 1xT13 für Statusanzeige, Schwarz	36 mm	1	**WH20583300H**	378 601 095
Front 1xT13 für Statusanzeige, Beige	36 mm	1	**WH20583300H**	378 601 913
Front 1xT13 für Statusanzeige, Braun	36 mm	1	**WH20583300H**	378 601 993
Front 1xT13 für Statusanzeige, Orange	36 mm	1	**WH20583306H**	378 601 963



WH20580100H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 10 A 250 V~
- mit Steckklemmen
- mit Kinderschutz

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Front 1x T13 mit Kinderschutz, Ultraweiss	34 mm	1	**WH20580100H**	378 302 003
Front 1x T13 mit Kinderschutz, Lichtgrau	34 mm	1	**WH20580103H**	378 302 033
Front 1x T13 mit Kinderschutz, Anthrazit	34 mm	1	**WH20580104H**	378 302 043
Front 1x T13 mit Kinderschutz, Schwarz	34 mm	1	**WH20580105H**	378 302 953
Front 1x T13 mit Kinderschutz, Beige	34 mm	1	**WH20580107H**	378 302 913
Front 1x T13 mit Kinderschutz, Braun	34 mm	1	**WH20580109H**	378 302 993

▶ Seite 596


WH20620300H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 10 A 250 V~
- mit Steckklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Front 2x T13, Ultraweiss	35 mm	1	**WH20620300H**	378 314 003
Front 2x T13, Lichtgrau	35 mm	1	**WH20620303H**	378 314 033
Front 2x T13, Anthrazit	35 mm	1	**WH20620304H**	378 314 043
Front 2x T13, Schwarz	35 mm	1	**WH20620305H**	378 314 953
Front 2x T13, Beige	35 mm	1	**WH20620307H**	378 314 913
Front 2x T13, Braun	35 mm	1	**WH20620309H**	378 314 993
Front 2x T13, Orange	35 mm	1	**WH20620306H**	378 314 963


WH20623300H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 10 A 250 V~
- mit Steckklemmen
- mit Linse für Statusanzeige

Front 2xT13 für Statusanzeige, Ultraweiss	36 mm	1	**WH20623300H**	378 602 003
Front 2xT13 für Statusanzeige, Lichtgrau	36 mm	1	**WH20623303H**	378 602 033
Front 2xT13 für Statusanzeige, Anthrazit	36 mm	1	**WH20623304H**	378 602 043
Front 2xT13 für Statusanzeige, Schwarz	36 mm	1	**WH20623305H**	378 602 953
Front 2xT13 für Statusanzeige, Beige	36 mm	1	**WH20623307H**	378 602 913
Front 2xT13 für Statusanzeige, Braun	36 mm	1	**WH20623309H**	378 602 993
Front 2xT13 für Statusanzeige, Orange	36 mm	1	**WH20623306H**	378 602 963


WH20620700H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 10 A 250 V~
- mit Steckklemmen

Front 2x T13 1x getrennt, Ultraweiss	35 mm	1	**WH20620700H**	378 316 003
Front 2x T13 1x getrennt, Lichtgrau	35 mm	1	**WH20620703H**	378 316 033
Front 2x T13 1x getrennt, Anthrazit	35 mm	1	**WH20620704H**	378 316 043
Front 2x T13 1x getrennt, Schwarz	35 mm	1	**WH20620705H**	378 316 953
Front 2x T13 1x getrennt, Beige	35 mm	1	**WH20620707H**	378 316 913
Front 2x T13 1x getrennt, Braun	35 mm	1	**WH20620709H**	378 316 993


WH20620100H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 10 A 250 V~
- mit Steckklemmen

Front 2x T13 mit Kinderschutz, Ultraweiss	35 mm	1	**WH20620100H**	378 313 003
Front 2x T13 mit Kinderschutz, Lichtgrau	35 mm	1	**WH20620103H**	378 313 033
Front 2x T13 mit Kinderschutz, Anthrazit	35 mm	1	**WH20620104H**	378 313 043
Front 2x T13 mit Kinderschutz, Schwarz	35 mm	1	**WH20620105H**	378 313 953
Front 2x T13 mit Kinderschutz, Beige	35 mm	1	**WH20620107H**	378 313 913
Front 2x T13 mit Kinderschutz, Braun	35 mm	1	**WH20620109H**	378 313 993


WH20620500H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 10 A 250 V~
- mit Steckklemmen

Front 2x T13 1x getrennt mit Kinderschutz, Ultraweiss	35 mm	1	**WH20620500H**	378 315 003
Front 2x T13 1x getrennt mit Kinderschutz, Lichtgrau	35 mm	1	**WH20620503H**	378 315 033
Front 2x T13 1x getrennt mit Kinderschutz, Anthrazit	35 mm	1	**WH20620504H**	378 315 043
Front 2x T13 1x getrennt mit Kinderschutz, Schwarz	35 mm	1	**WH20620505H**	378 315 953
Front 2x T13 1x getrennt mit Kinderschutz, Beige	35 mm	1	**WH20620507H**	378 315 913
Front 2x T13 1x getrennt mit Kinderschutz, Braun	35 mm	1	**WH20620509H**	378 315 993

▶ Seite 596



WH20640300H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 10 A, 250 V ~
- mit Steckklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Front 3x T13, Ultraweiss	35 mm	1	**WH20640300H**	378 322 003
Front 3x T13, Lichtgrau	35 mm	1	**WH20640303H**	378 322 033
Front 3x T13, Anthrazit	35 mm	1	**WH20640304H**	378 322 043
Front 3x T13, Schwarz	35 mm	1	**WH20640305H**	378 322 953
Front 3x T13, Beige	35 mm	1	**WH20640307H**	378 322 913
Front 3x T13, Braun	35 mm	1	**WH20640309H**	378 322 993
Front 3x T13, Orange	35 mm	1	**WH20640306H**	378 322 963



WH20643300H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 10 A 250 V~
- mit Steckklemmen
- mit Linse für Statusanzeige

Front 3xT13 für Statusanzeige, Ultraweiss	36 mm	1	**WH20643300H**	378 603 003
Front 3xT13 für Statusanzeige, Lichtgrau	36 mm	1	**WH20643303H**	378 603 033
Front 3xT13 für Statusanzeige, Anthrazit	36 mm	1	**WH20643304H**	378 603 043
Front 3xT13 für Statusanzeige, Schwarz	36 mm	1	**WH20643305H**	378 603 953
Front 3xT13 für Statusanzeige, Beige	36 mm	1	**WH20643307H**	378 603 913
Front 3xT13 für Statusanzeige, Braun	36 mm	1	**WH20643309H**	378 603 993
Front 3xT13 für Statusanzeige, Orange	36 mm	1	**WH20643306H**	378 603 963



WH20640700H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 10 A 250 V~
- mit Steckklemmen

Front 3x T13 1x getrennt, Ultraweiss	35 mm	1	**WH20640700H**	378 324 003
Front 3x T13 1x getrennt, Lichtgrau	35 mm	1	**WH20640703H**	378 324 033
Front 3x T13 1x getrennt, Anthrazit	35 mm	1	**WH20640704H**	378 324 043
Front 3x T13 1x getrennt, Schwarz	35 mm	1	**WH20640705H**	378 324 953
Front 3x T13 1x getrennt, Beige	35 mm	1	**WH20640707H**	378 324 913
Front 3x T13 1x getrennt, Braun	35 mm	1	**WH20640709H**	378 324 993



WH20640100H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 10 A 250 V~
- mit Steckklemmen
- mit Kinderschutz

Front 3x T13 mit Kinderschutz, Ultraweiss	35 mm	1	**WH20640100H**	378 321 003
Front 3x T13 mit Kinderschutz, Lichtgrau	35 mm	1	**WH20640103H**	378 321 033
Front 3x T13 mit Kinderschutz, Anthrazit	35 mm	1	**WH20640104H**	378 321 043
Front 3x T13 mit Kinderschutz, Schwarz	35 mm	1	**WH20640105H**	378 321 953
Front 3x T13 mit Kinderschutz, Beige	35 mm	1	**WH20640107H**	378 321 913
Front 3x T13 mit Kinderschutz, Braun	35 mm	1	**WH20640109H**	378 321 993






WH20640500H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 10 A 250 V~
- mit Steckklemmen
- mit Kinderschutz

Front 3x T13 1x getrennt mit Kinderschutz, Ultraweiss	35 mm	1	**WH20640500H**	378 323 003
Front 3x T13 1x getrennt mit Kinderschutz, Lichtgrau	35 mm	1	**WH20640503H**	378 323 033
Front 3x T13 1x getrennt mit Kinderschutz, Anthrazit	35 mm	1	**WH20640504H**	378 323 043
Front 3x T13 1x getrennt mit Kinderschutz, Schwarz	35 mm	1	**WH20640505H**	378 323 953
Front 3x T13 1x getrennt mit Kinderschutz, Beige	35 mm	1	**WH20640507H**	378 323 913
Front 3x T13 1x getrennt mit Kinderschutz, Braun	35 mm	1	**WH20640509H**	378 323 993

▶ Seite 596

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH105853E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 16A, 250V - mit Steckklemmen				
	1x Typ 13/23	36 mm	1	**WH105853E**	639 753 003
	1x Typ 13/23 mit Befestigungsplatte	36 mm	1	**WH105853F**	639 773 003
 WH106253E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 16A, 250V - mit Steckklemmen				
	2x Typ 13/23	36 mm	1	**WH106253E**	657 046 793
	2x Typ 13/23 mit Befestigungsplatte	36 mm	1	**WH106253F**	657 043 793
 WH106257E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 16A, 250V, getrennt - mit Steckklemmen				
	2x Typ 13/23, getrennt	36 mm	1	**WH106257E**	657 056 793
	2x Typ 13/23, getrennt mit Befestigungsplatte	36 mm	1	**WH106257F**	657 053 793
 WH106453E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 16A, 250V - mit Steckklemmen				
	3x Typ 13/23	36 mm	1	**WH106453E**	657 086 793
	3x Typ 13/23 mit Befestigungsplatte	36 mm	1	**WH106453F**	657 083 793
 WH106457E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 16A, 250V, getrennt - mit Steckklemmen				
	3x Typ 13/23, 1x getrennt	36 mm	1	**WH106257E**	657 076 793
	3x Typ 13/23, 1x getrennt mit Befestigungsplatte	36 mm	1	**WH106257F**	657 073 793
 WH39771603Z	**Baukasten,** Einzelteil, für 1-fach Steckdose				
	3x Typ 13/23 16A, 250V , 1x getrennt	36 mm	1	**WH39771603Z**	209 961 003

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen oder Stecktechnik quickconnect für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm²

Schutzart:
IP20







Bezeichnung		**kallysto.line** komplett 92 x 92 mm		**kallysto.trend** komplett 94 x 94 mm		**kallysto.pro** komplett 94 x 94 mm	
	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Steckdose Typ 15 10A, 400V, mit Stecktechnik quickconnect Einbautiefe 41mm		**WH25593200C**	640 000 008	**WH26593200C**	640 000 208	**WH27593200C**	640 000 408
		WH25593203C	640 000 038	**WH26593203C**	640 000 238	**WH27593203C**	640 000 438
		WH25593204C	640 000 048	**WH26593204C**	640 000 248	**WH27593204C**	640 000 448
		WH25593205C	640 000 058	**WH26593205C**	640 000 258	**WH27593205C**	640 000 458
		WH25593206C	640 000 068			**WH27593206C**	640 000 468
Steckdose Typ 15 10 A 400 V~ mit Schraubklemmen Einbautiefe 37mm		**WH25592200C**	641 300 008	**WH26592200C**	641 300 208	**WH27592200C**	641 300 408
		WH25592203C	641 300 038	**WH26592203C**	641 300 238	**WH27592203C**	641 300 438
		WH25592204C	641 300 048	**WH26592204C**	641 300 248	**WH27592204C**	641 300 448
		WH25592205C	641 300 058	**WH26592205C**	641 300 258	**WH27592205C**	641 300 458
		WH25592206C	-				

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Orange, RAL 2004: 06
(kallysto.line Typ 13 für Sondernetze, parallel und ohne Kinderschutz)
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20593200A	640 006 003
WH20593203A	640 006 033
WH20593204A	640 006 043
WH20593205A	640 006 953
WH20593206A	640 006 963

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20592200A	641 310 003
WH20592203A	641 310 033
WH20592204A	641 310 043
WH20592205A	641 310 953
WH20592206A	641 310 963



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20593200B	640 003 003
WH20593203B	640 003 033
WH20593204B	640 003 043
WH20593205B	640 003 953
WH20593206B	640 003 963

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20592200B	641 309 003
WH20592203B	641 309 033
WH20592204B	641 309 043
WH20592205B	641 309 953
WH20592206B	641 309 963



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH23593200Q	640 001 003
WH23593203Q	640 001 033
WH23593204Q	640 001 043
WH23593205Q	640 001 953
WH23593206Q	640 001 963

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH23592200Q	617 302 003
WH23592203Q	617 302 033
WH23592204Q	617 302 043
WH23592205Q	617 302 953
WH23592206Q	617 302 963

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik Quickconnect und Schraubklemmen für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm²

Schutzart:
IP20







Bezeichnung	Farbe	**kallysto.line** komplett 92 x 92 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**kallysto.trend** komplett 94 x 94 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**kallysto.pro** komplett 94 x 94 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr
1x Typ 23 16 A 250 V~ mit Steckklemmen Einbautiefe 34 mm		**WH25585300C**	639 600 008	**WH26585300C**	639 600 208	**WH27585300C**	639 600 408
		WH25585303C	639 600 038	**WH26585303C**	639 600 238	**WH27585303C**	639 600 438
		WH25585304C	639 600 048	**WH26585304C**	639 600 248	**WH27585304C**	639 600 448
		WH25585305C	639 600 058	**WH26585305C**	639 600 258	**WH27585305C**	639 600 458
		WH25585306C	639 600 068			**WH27585306C**	639 600 468
1x Typ 23 **mit Statusanzeige** 16 A 250 V~ mit Steckklemmen mit LED-Leuchtpatrone grün WH39968012Z Einbautiefe 35mm		**WH25588300C**	657 320 008	**WH26588300C**	657 320 208	**WH27588300C**	657 320 408
		WH25588303C	657 320 038	**WH26588303C**	657 320 238	**WH27588303C**	657 320 438
		WH25588304C	657 320 048	**WH26588304C**	657 320 248	**WH27588304C**	657 320 448
		WH25588305C	657 320 058	**WH26588305C**	657 320 258	**WH27588305C**	657 320 458
		WH25588306C	657 320 068			**WH27588306C**	657 320 468
1x Typ 23 16 A 250 V~ mit Schraubklemmen Einbautiefe 37 mm		**WH25585400C**	639 601 008	**WH26585400C**	639 601 208	**WH27585400C**	639 601 408
		WH25585403C	639 601 038	**WH26585403C**	639 601 238	**WH27585403C**	639 601 438
		WH25585404C	639 601 048	**WH26585404C**	639 601 248	**WH27585404C**	639 601 448
		WH25585405C	639 601 058	**WH26585405C**	639 601 258	**WH27585405C**	639 601 458
		WH25585406C	639 601 068				

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Orange, RAL 2004: 06
(kallysto.line Typ 13 für Sondernetze, parallel und ohne Kinderschutz)
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20585300A	639 610 003	**WH20585300B**	639 700 003	**WH23585300Q**	609 603 003
WH20585303A	639 610 033	**WH20585303B**	639 700 033	**WH23585303Q**	609 603 033
WH20585304A	639 610 043	**WH20585304B**	639 700 043	**WH23585304Q**	609 603 043
WH20585305A	639 610 953	**WH20585305B**	639 700 953	**WH23585305Q**	609 603 953
WH20585306A	639 610 963	**WH20585306B**	639 700 963	**WH23585306Q**	609 603 963
WH20588300A	657 326 003	**WH20588300B**	657 323 003	**WH23588300Q**	657 321 003
WH20588303A	657 326 033	**WH20588303B**	657 323 033	**WH23588303Q**	657 321 033
WH20588304A	657 326 043	**WH20588304B**	657 323 043	**WH23588304Q**	657 321 043
WH20588305A	657 326 953	**WH20588305B**	657 323 953	**WH23588305Q**	657 321 953
WH20588306A	657 326 963	**WH20588306B**	657 323 963		
WH20585400A	639 611 003	**WH20585400B**	639 701 003	**WH23585400Q**	609 604 003
WH20585403A	639 611 033	**WH20585403B**	639 701 033	**WH23585403Q**	609 604 033
WH20585404A	639 611 043	**WH20585404B**	639 701 043	**WH23585404Q**	609 604 043
WH20585405A	639 611 953	**WH20585405B**	639 701 953	**WH23585405Q**	609 604 953
WH20585406A	639 611 963	**WH20585406B**	639 701 963	**WH23585406Q**	609 604 963

kallysto
Steckdosen 2x Typ23 und 3x Typ23

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik Quickconnect

Schutzart:
IP20



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung		Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Zweifachsteckdose Typ 23 16 A 250 V~ mit Steckklemmen Einbautiefe 36 mm			**WH25625300C**	639 602 008	**WH26625300C**	639 602 208	**WH27625300C**	639 602 408
			WH25625303C	639 602 038	**WH26625303C**	639 602 238	**WH27625303C**	639 602 438
			WH25625304C	639 602 048	**WH26625304C**	639 602 248	**WH27625304C**	639 602 448
			WH25625305C	639 602 058	**WH26625305C**	639 602 258	**WH27625305C**	639 602 458
			WH25625306C	639 602 068			**WH27625306C**	639 602 468
Zweifachsteckdose Typ 23 mit Status-anzeige 16 A 250 V~ mit Steckklemmen mit LED-Leucht-patrone grün WH39968012Z Einbautiefe 36mm			**WH25628300C**	657 340 008	**WH26628300C**	657 340 208	**WH27628300C**	657 340 408
			WH25628303C	657 340 038	**WH26628303C**	657 340 238	**WH27628303C**	657 340 438
			WH25628304C	657 340 048	**WH26628304C**	657 340 248	**WH27628304C**	657 340 448
			WH25628305C	657 340 058	**WH26628305C**	657 340 258	**WH27628305C**	657 340 458
			WH25628306C	657 340 068			**WH27628306C**	657 340 468
Zweifachsteckdose Typ 23 1x getrennt 16 A 250 V~ mit Steckklemmen Einbautiefe 36 mm			**WH25625700C**	657 050 008	**WH26625700C**	657 050 208	**WH27625700C**	657 050 408
			WH25625703C	657 050 038	**WH26625703C**	657 050 238	**WH27625703C**	657 050 438
			WH25625704C	657 050 048	**WH26625704C**	657 050 248	**WH27625704C**	657 050 448
			WH25625705C	657 050 058	**WH26625705C**	657 050 258	**WH27625705C**	657 050 458
Dreifachsteckdose Typ 23 16 A 250 V~ mit Steckklemmen Einbautiefe 36 mm			**WH25645300C**	657 370 008	**WH26645300C**	657 370 208	**WH27645300C**	657 370 408
			WH25645303C	657 370 038	**WH26645303C**	657 370 238	**WH27645303C**	657 370 438
			WH25645304C	657 370 048	**WH26645304C**	657 370 248	**WH27645304C**	657 370 448
			WH25645305C	657 370 058	**WH26645305C**	657 370 258	**WH27645305C**	657 370 458
			WH25645306C	657 370 068			**WH27645306C**	657 370 468
Dreifachsteckdose Typ 23 mit Status-anzeige 16 A 250 V~ mit Steckklemmen mit LED-Leucht-patrone grün WH39968012Z Einbautiefe 36 mm			**WH25648300C**	657 380 008	**WH26648300C**	657 380 208	**WH27648300C**	657 380 408
			WH25648303C	657 380 038	**WH26648303C**	657 380 238	**WH27648303C**	657 380 438
			WH25648304C	657 380 048	**WH26648304C**	657 380 248	**WH27648304C**	657 380 448
			WH25648305C	657 380 058	**WH26648305C**	657 380 258	**WH27648305C**	657 380 458
			WH25648306C	657 380 068			**WH27648306C**	657 380 468
Dreifachsteckdose Typ 23 1x getrennt 16 A 250 V~ mit Steckklemmen Einbautiefe 36 mm			**WH25645700C**	657 390 008	**WH26645700C**	657 390 208	**WH27645700C**	657 390 408
			WH25645703C	657 390 038	**WH26645703C**	657 390 238	**WH27645703C**	657 390 438
			WH25645704C	657 390 048	**WH26645704C**	657 390 248	**WH27645704C**	657 390 448
			WH25645705C	657 390 058	**WH26645705C**	657 390 258	**WH27645705C**	657 390 458

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Orange, RAL 2004: 06
(kallysto.line Typ 13 für Sondernetze, parallel und ohne Kinderschutz)
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20625300A	639 612 003
WH20625303A	639 612 033
WH20625304A	639 612 043
WH20625305A	639 612 953
WH20625306A	639 612 963
WH20628300A	657 346 003
WH20628303A	657 346 033
WH20628304A	657 346 043
WH20628305A	657 346 953
WH20628306A	657 346 963
WH20625700A	657 056 003
WH20625703A	657 056 033
WH20625704A	657 056 043
WH20625705A	657 056 953
WH20645300A	657 376 003
WH20645303A	657 376 033
WH20645304A	657 376 043
WH20645305A	657 376 953
WH20645306A	657 376 963
WH20648300A	657 386 003
WH20648303A	657 386 033
WH20648304A	657 386 043
WH20648305A	657 386 953
WH20648306A	657 386 963
WH20645700A	657 396 003
WH20645703A	657 396 033
WH20645704A	657 396 043
WH20645705A	657 396 953



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20625300B	639 702 003
WH20625303B	639 702 033
WH20625304B	639 702 043
WH20625305B	639 702 953
WH20625306B	639 702 063
WH20628300B	657 343 003
WH20628303B	657 343 033
WH20628304B	657 343 043
WH20628305B	657 343 953
WH20628306B	657 343 963
WH20625700B	657 053 003
WH20625703B	657 053 033
WH20625704B	657 053 043
WH20625705B	657 053 953
WH20645300B	657 373 003
WH20645303B	657 373 033
WH20645304B	657 373 043
WH20645305B	657 373 953
WH20645306B	657 373 963
WH20648300B	657 383 003
WH20648303B	657 383 033
WH20648304B	657 383 043
WH20648305B	657 383 953
WH20648306B	657 383 963
WH20645700B	657 393 003
WH20645703B	657 393 033
WH20645704B	657 393 043
WH20645705B	657 393 953



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH23625300Q	609 605 003
WH23625303Q	609 605 033
WH23625304Q	609 605 043
WH23625305Q	609 605 953
WH23625306Q	609 605 963
WH23628300Q	657 341 003
WH23628303Q	657 341 033
WH23628304Q	657 341 043
WH23628305Q	657 341 953
WH23625700Q	657 051 003
WH23625703Q	657 051 033
WH23625704Q	657 051 043
WH23625705Q	657 051 953
WH23645300Q	657 371 003
WH23645303Q	657 371 033
WH23645304Q	657 371 043
WH23645305Q	657 371 953
WH23645306Q	657 371 963
WH23648300Q	657 381 003
WH23648303Q	657 381 033
WH23648304Q	657 381 043
WH23648305Q	657 381 953
WH23645700Q	657 391 003
WH23645703Q	657 391 033
WH23645704Q	657 391 043
WH23645705Q	657 391 953

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen oder Stecktechnik quickconnect für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm²

Schutzart:
IP20







Bezeichnung	Farbe	kallysto.line komplett 92 x 92 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr	kallysto.trend komplett 94 x 94 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr	kallysto.pro komplett 94 x 94 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Steckdose Typ 25 16 A, 400V, mit Stecktechnik quickconnect Einbautiefe: 41mm		**WH25596200C**	640 100 008	**WH26596200C**	640 100 208	**WH27596200C**	640 100 408
		WH25596203C	640 100 038	**WH26596203C**	640 100 238	**WH27596203C**	640 100 438
		WH25596204C	640 100 048	**WH26596204C**	640 100 248	**WH27596204C**	640 100 448
		WH25596205C	640 100 058	**WH26596205C**	640 100 258	**WH27596205C**	640 100 458
		WH25596206C	640 100 068			**WH27596206C**	640 100 468
Einfachsteckdosen Typ 25 16 A 400 V~ Einbautiefe: 37mm mit Schraubklemmen		**WH25595200C**	641 600 008	**WH26595200C**	641 600 208	**WH27595200C**	641 600 408
		WH25595203C	641 600 038	**WH26595203C**	641 600 238	**WH27595203C**	641 600 438
		WH25595204C	641 600 048	**WH26595204C**	641 600 248	**WH27595204C**	641 600 448
		WH25595205C	641 600 058	**WH26595205C**	641 600 258	**WH27595205C**	641 600 458
		WH25595206C	641 600 068				

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Orange, RAL 2004: 06
(kallysto.line Typ 13 für Sondernetze, parallel und ohne Kinderschutz)
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20596200A	640 106 003
WH20596203A	640 106 033
WH20596204A	640 106 043
WH20596205A	640 106 953
WH20596206A	640 106 963

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20595200A	641 610 003
WH20595203A	641 610 033
WH20595204A	641 610 043
WH20595205A	641 610 953
WH20595206A	641 610 963



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20596200B	640 103 003
WH20596203B	640 103 033
WH20596204B	640 103 043
WH20596205B	640 103 953
WH20596206B	640 103 963

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20595200B	641 609 003
WH20595203B	641 609 033
WH20595204B	641 609 043
WH20595205B	641 609 953
WH20595206B	641 609 963



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH23596200Q	640 101 003
WH23596203Q	640 101 033
WH23596204Q	640 101 043
WH23596205Q	640 101 953
WH23596206Q	640 101 963

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH23595200Q	617 602 003
WH23595203Q	617 602 033
WH23595204Q	617 602 043
WH23595205Q	617 602 953
WH23595206Q	617 602 963

▶ Seite 596



WH20585300H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 16 A 250 V~
- mit Steckklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Front T23, Ultraweiss	34 mm	1	**WH20585300H**	378 304 003
Front T23, Lichtgrau	34 mm	1	**WH20585303H**	378 304 033
Front T23, Anthrazit	34 mm	1	**WH20585304H**	378 304 043
Front T23, Schwarz	34 mm	1	**WH20585305H**	378 304 953
Front T23, Beige	34 mm	1	**WH20585307H**	378 304 913
Front T23, Braun	34 mm	1	**WH20585309H**	378 304 993
Front T23, Orange	34 mm	1	**WH20585306H**	378 304 963



WH20585400H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 10 A, 250 V ~
- mit Schraubklemmen

Front T23, Ultraweiss	37 mm	1	**WH20585400H**	378 305 003
Front T23, Lichtgrau	37 mm	1	**WH20585403H**	378 305 033
Front T23, Anthrazit	37 mm	1	**WH20585404H**	378 305 043
Front T23, Schwarz	37 mm	1	**WH20585405H**	378 305 953
Front T23, Beige	37 mm	1	**WH20585407H**	378 305 913
Front T23, Braun	37 mm	1	**WH20585409H**	378 305 993
Front T23, Orange	37 mm	1	**WH20585406H**	378 305 963




WH20588300H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 250V
- mit Steckklemmen
- mit Linse für Statusanzeige

Front 1xT23 für Statusanzeige, Ultraweiss	36 mm	1	**WH20588300H**	378 611 003
Front 1xT23 für Statusanzeige, Lichtgrau	36 mm	1	**WH20588303H**	378 611 033
Front 1xT23 für Statusanzeige, Anthrazit	36 mm	1	**WH20588304H**	378 611 043
Front 1xT23 für Statusanzeige, Schwarz	36 mm	1	**WH20588305H**	378 611 953
Front 1xT23 für Statusanzeige, Beige	36 mm	1	**WH20588307H**	378 611 913
Front 1xT23 für Statusanzeige, Braun	36 mm	1	**WH20588309H**	378 611 993
Front 1xT23 für Statusanzeige, Orange	36 mm	1	**WH20588306H**	378 611 963

▶ Seite 596

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH105853E				
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - ohne Kinderschutz - 16 A, 250 V~				
Typ 23 mit Steckklemmen	36 mm	1	**WH105853E**	639 776 003
Typ 23 mit Steckklemmen, mit Befestigungsplatte	36 mm	1	**WH105853F**	639 776 003
 WH105854E				
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz				
Typ 23 mit Steckklemmen	36 mm	1	**WH105854E**	639 653 003
Typ 23 mit Steckklemmen, mit Befestigungsplatte	36 mm	1	**WH105854F**	639 673 003

▶ Seite 596



WH20625300H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front - 250V - mit Steckklemmen				
Front 2xT23, Ultraweiss	36 mm	1	**WH20625300H**	378 384 003
Front 2xT23, Lichtgrau	36 mm	1	**WH20625303H**	378 384 033
Front 2xT23, Anthrazit	36 mm	1	**WH20625304H**	378 384 043
Front 2xT23, Schwarz	36 mm	1	**WH20625305H**	378 384 953
Front 2xT23, Beige	36 mm	1	**WH20625307H**	378 384 913
Front 2xT23, Braun	36 mm	1	**WH20625309H**	378 384 993
Front 2xT23, Orange	36 mm	1	**WH20625306H**	378 384 963



WH20628300H

Baukasten, Ersatzteil, Front - 250V - mit Steckklemmen - mit Linse für Statusanzeige				
Front 2xT23 für Statusanzeige, Ultraweiss	36 mm	1	**WH20628300H**	378 612 003
Front 2xT23 für Statusanzeige, Lichtgrau	36 mm	1	**WH20628303H**	378 612 033
Front 2xT23 für Statusanzeige, Anthrazit	36 mm	1	**WH20628304H**	378 612 043
Front 2xT23 für Statusanzeige, Schwarz	36 mm	1	**WH20628305H**	378 612 953
Front 2xT23 für Statusanzeige, Beige	36 mm	1	**WH20628307H**	378 612 913
Front 2xT23 für Statusanzeige, Braun	36 mm	1	**WH20628309H**	378 612 993
Front 2xT23 für Statusanzeige, Orange	36 mm	1	**WH20628306H**	378 612 963



WH20625700H

Baukasten, Ersatzteil, Front - 250V - mit Steckklemmen				
Front 2xT23 getrennt, Ultraweiss	36 mm	1	**WH20625700H**	378 622 003
Front 2xT23 getrennt, Lichtgrau	36 mm	1	**WH20625703H**	378 622 033
Front 2xT23 getrennt, Anthrazit	36 mm	1	**WH20625704H**	378 622 043
Front 2xT23 getrennt, Schwarz	36 mm	1	**WH20625705H**	378 622 953
Front 2xT23 getrennt, Beige	36 mm	1	**WH20625707H**	378 622 913
Front 2xT23 getrennt, Braun	36 mm	1	**WH20625709H**	378 622 993

▶ Seite 596

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr



WH20645300H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 250V
- mit Steckklemmen

Front 3xT23, Ultraweiss	36 mm	1	**WH20645300H**	378 633 003
Front 3xT23, Lichtgrau	36 mm	1	**WH20645303H**	378 633 033
Front 3xT23, Anthrazit	36 mm	1	**WH20645304H**	378 633 043
Front 3xT23, Schwarz	36 mm	1	**WH20645305H**	378 633 953
Front 3xT23, Beige	36 mm	1	**WH20645307H**	378 633 913
Front 3xT23, Braun	36 mm	1	**WH20645309H**	378 633 993
Front 3xT23, Orange	36 mm	1	**WH20645306H**	378 633 963




WH20648300H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 250V
- mit Steckklemmen
- mit Linse für Statusanzeige

Front 3xT23 für Statusanzeige, Ultraweiss	36 mm	1	**WH20648300H**	378 613 003
Front 3xT23 für Statusanzeige, Lichtgrau	36 mm	1	**WH20648303H**	378 613 033
Front 3xT23 für Statusanzeige, Anthrazit	36 mm	1	**WH20648304H**	378 613 043
Front 3xT23 für Statusanzeige, Schwarz	36 mm	1	**WH20648305H**	378 613 953
Front 3xT23 für Statusanzeige, Beige	36 mm	1	**WH20648307H**	378 613 913
Front 3xT23 für Statusanzeige, Braun	36 mm	1	**WH20648309H**	378 613 993
Front 3xT23 für Statusanzeige, Orange	36 mm	1	**WH20648306H**	378 613 963





WH20645700H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 250V
- mit Steckklemmen

Front 3xT23 1x getrennt, Ultraweiss	36 mm	1	**WH20645700H**	378 623 003
Front 3xT23 1x getrennt, Lichtgrau	36 mm	1	**WH20645703H**	378 623 033
Front 3xT23 1x getrennt, Anthrazit	36 mm	1	**WH20645704H**	378 623 043
Front 3xT23 1x getrennt, Schwarz	36 mm	1	**WH20645705H**	378 623 953
Front 3xT23 1x getrennt, Beige	36 mm	1	**WH20645707H**	378 623 913
Front 3xT23 1x getrennt, Braun	36 mm	1	**WH20645709H**	378 623 993

▶ Seite 596

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH106253E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 10 A / 16 A, 250 V~				
	2x Typ 13 / 2x Typ 23	36 mm	1	**WH106253E**	657 046 793
	2x Typ 13 / 2x Typ 23, mit Befestigungsplatte	36 mm	1	**WH106253F**	657 043 793
 WH106257E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 10 A / 16 A, 250 V~				
	2x Typ 13 / 2x Typ 23 getrennt	36 mm	1	**WH106257E**	657 056 793
	2x Typ 13 / 2x Typ 23 getrennt, mit Befestigungsplatte	36 mm	1	**WH106257F**	657 053 793
 WH106453E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 10 A / 16 A, 250 V~				
	3x Typ 13 / 3x Typ 23	36 mm	1	**WH106453E**	657 086 793
	3x Typ 13 / 3x Typ 23, mit Befestigungsplatte	36 mm	1	**WH106253F**	657 083 793
 WH106457E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 10 A / 16 A, 250 V~				
	3x Typ 13 / 3x Typ 23 getrennt	36 mm	1	**WH106457E**	657 076 793
	3x Typ 13 / 3x Typ 23 getrennt, mit Befestigungsplatte	36 mm	1	**WH106457F**	657 073 793

▶ Seite 596




WH20593200H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front - 10 A, 400 V ~ - für Stecktechnik Quickconnect und Schraubklemmen				
Front T15, Ultraweiss	37 mm	1	**WH20593200H**	378 821 003
Front T15, Lichtgrau	37 mm	1	**WH20593203H**	378 821 033
Front T15, Anthrazit	37 mm	1	**WH20593204H**	378 821 043
Front T15, Schwarz	37 mm	1	**WH20593205H**	378 821 953
Front T15, Beige	37 mm	1	**WH20593207H**	378 821 913
Front T15, Braun	37 mm	1	**WH20593209H**	378 821 993
Front T15, Orange	37 mm	1	**WH20593206H**	378 821 963




WH20596200H

Baukasten, Ersatzteil, Front - 16 A 400 V~ - für Stecktechnik Quickconnect und Schraubklemmen				
Front T25, Ultraweiss	37 mm	1	**WH20596200H**	378 823 003
Front T25, Lichtgrau	37 mm	1	**WH20596203H**	378 823 033
Front T25, Anthrazit	37 mm	1	**WH20596204H**	378 823 043
Front T25, Schwarz	37 mm	1	**WH20596205H**	378 823 953
Front T25, Beige	37 mm	1	**WH20596207H**	378 823 913
Front T25, Braun	37 mm	1	**WH20596209H**	378 823 993
Front T25, Orange	37 mm	1	**WH20596206H**	378 823 963



WH105952E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 10 A / 16 A, 400 V~				
Typ 15 / Typ 25 / Typ 23 mit Schraubklemmen	37 mm	1	**WH105952E**	641 672 003
Typ 15 / Typ 25 / Typ 23 mit Schraubklemmen, mit Befestigungsplatte	37 mm	1	**WH105952F**	641 372 003



WH105962E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 10A / 16A, 400V - mit Steckklemmen				
Typ 15 / Typ 25	41 mm	1	**WH105962E**	641 672 003
Typ 15 / Typ 25, mit Befestigungsplatte	41 mm	1	**WH105962F**	641 372 003

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect mit FI-Schutz 30 mA

Schutzart:
IP20



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung
Einbautiefe 39 mm

	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Steckdosen Typ 13 Sidos 10 A 250 V~ mit Steckklemmen mit FI-Schutz		**WH25600700C**	750 000 008	**WH26600700C**	750 000 208	**WH27600700C**	750 000 408
		WH25600703C	750 000 038	**WH26600703C**	750 000 238	**WH27600703C**	750 000 438
		WH25600704C	750 000 048	**WH26600704C**	750 000 248	**WH27600704C**	750 000 448
		WH25600705C	750 000 058	**WH26600705C**	750 000 258	**WH27600705C**	750 000 458
Steckdosen Typ 23 Sidos 16 A 250 V~ mit Steckklemmen mit FI-Schutz		**WH25600800C**	750 020 008	**WH26600800C**	750 020 208	**WH27600800C**	750 020 408
		WH25600803C	750 020 038	**WH26600803C**	750 020 238	**WH27600803C**	750 020 438
		WH25600804C	750 020 048	**WH26600804C**	750 020 248	**WH27600804C**	750 020 448
		WH25600805C	750 020 058	**WH26600805C**	750 020 258	**WH27600805C**	750 020 458

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
(kallysto.line Typ 13 für Sondernetze, parallel und ohne Kinderschutz)
Farben ähnlich RAL-Tönen



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20600700A	750 006 003	**WH20600700B**	750 003 003	**WH23600700Q**	750 001 003
WH20600703A	750 006 033	**WH20600703B**	750 003 033	**WH23600703Q**	750 001 033
WH20600704A	750 006 043	**WH20600704B**	750 003 043	**WH23600704Q**	750 001 043
WH20600705A	750 006 953	**WH20600705B**	750 003 953	**WH23600705Q**	750 001 953
WH20600800A	750 026 003	**WH20600800B**	750 023 003	**WH23600800Q**	750 021 003
WH20600803A	750 026 033	**WH20600803B**	750 023 033	**WH23600803Q**	750 021 033
WH20600804A	750 026 043	**WH20600804B**	750 023 043	**WH23600804Q**	750 021 043
WH20600805A	750 026 953	**WH20600805B**	750 023 953	**WH23600805Q**	750 021 953



WH20600700H



WH20600800H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front - Typ 13 - 10 A 250 V~ - mit Steckklemmen				
Front Sidos T13, Ultraweiss	39 mm	1	**WH20600700H**	378 047 003
Front Sidos T13, Lichtgrau	39 mm	1	**WH20600703H**	378 047 033
Front Sidos T13, Anthrazit	39 mm	1	**WH20600704H**	378 047 043
Front Sidos T13, Schwarz	39 mm	1	**WH20600705H**	378 047 953
Front Sidos T13, Beige	39 mm	1	**WH20600707H**	378 047 913
Front Sidos T13, Braun	39 mm	1	**WH20600709H**	378 047 993
Baukasten, Ersatzteil, Front - Typ 23 - 16 A 250 V~ - mit Steckklemmen				
Front Sidos T23, Ultraweiss	39 mm	1	**WH20600800H**	378 048 003
Front Sidos T23, Lichtgrau	39 mm	1	**WH20600803H**	378 048 033
Front Sidos T23, Anthrazit	39 mm	1	**WH20600804H**	378 048 043
Front Sidos T23, Schwarz	39 mm	1	**WH20600805H**	378 048 953
Front Sidos T23, Beige	39 mm	1	**WH20600807H**	378 048 913
Front Sidos T23, Braun	39 mm	1	**WH20600809H**	378 048 993

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz			
- mit Steckklemmen			
Einsatz Typ 13 mit FI-Schutz	1	**WH106007E**	750 016 793
Einsatz Typ 13 mit FI-Schutz mit Befestigungsplatte	1	**WH106007F**	750 013 793



WH106007E

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz			
- mit Steckklemmen			
Einsatz Typ 23 mit FI-Schutz	1	**WH106008E**	750 036 793
Einsatz Typ 23 mit FI-Schutz mit Befestigungsplatte	1	**WH106008F**	750 033 793



WH106008E

kallysto
Kleinkombinationen mit Steckdose Typ 13

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm




kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung Einbautiefe 40 mm	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Typ 13 10 A 250 V~ Druckschalter Schema 3		**WH25851100C**	755 143 008	**WH26851100C**	755 143 208	**WH27851100C**	755 143 408
		WH25851103C	755 143 038	**WH26851103C**	755 143 238	**WH27851103C**	755 143 438
		WH25851104C	755 143 048	**WH26851104C**	755 143 248	**WH27851104C**	755 143 448
		WH25851105C	755 143 058	**WH26851105C**	755 143 258	**WH27851105C**	755 143 458
Typ 13 10 A 250 V~ Druckschalter Schema 6		**WH25861100C**	755 151 008	**WH26861100C**	755 151 208	**WH27861100C**	755 151 408
		WH25861103C	755 151 038	**WH26861103C**	755 151 238	**WH27861103C**	755 151 438
		WH25861104C	755 151 048	**WH26861104C**	755 151 248	**WH27861104C**	755 151 448
		WH25861105C	755 151 058	**WH26861105C**	755 151 258	**WH27861105C**	755 151 458
Typ 13 10 A 250 V~ Drucktaster 1-polig		**WH25871100C**	755 146 008	**WH26871100C**	755 146 208	**WH27871100C**	755 146 408
		WH25871103C	755 146 038	**WH26871103C**	755 146 238	**WH27871103C**	755 146 438
		WH25871104C	755 146 048	**WH26871104C**	755 146 248	**WH27871104C**	755 146 448
		WH25871105C	755 146 058	**WH26871105C**	755 146 258	**WH27871105C**	755 146 458

Typ 13
10 A 250 V~
Für Druckschalter/Taster mit Kinderschutz

Entsprechenden Apparat ohne Front verwenden und zusätzlich die passende Front mit Kinderschutz (siehe Zubehör auf nächste Seite), sowie Abdeckrahmen wenn nötig.
z.B.: kallysto.pro Kleinkombination Schalter Schema 3 mit Steckdose Typ 13 mit Kinderschutz, Ultraweiss



WH108501F /
755 943 003



WH20850100H /
378 346 003



WH27920200Z /
334 911 408

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
WH20851100A	755 643 003	**WH20851100B**	755 243 003	**WH23851100Q**	609 153 003
WH20851103A	755 643 033	**WH20851103B**	755 243 033	**WH23851103Q**	609 153 033
WH20851104A	755 643 043	**WH20851104B**	755 243 043	**WH23851104Q**	609 153 043
WH20851105A	755 643 953	**WH20851105B**	755 243 953	**WH23851105Q**	609 153 953
WH20861100A	755 651 003	**WH20861100B**	755 251 003	**WH23861100Q**	609 150 003
WH20861103A	755 651 033	**WH20861103B**	755 251 033	**WH23861103Q**	609 150 033
WH20861104A	755 651 043	**WH20861104B**	755 251 043	**WH23861104Q**	609 150 043
WH20861105A	755 651 953	**WH20861105B**	755 251 953	**WH23861105Q**	609 150 953
WH20871100A	755 646 003	**WH20871100B**	755 246 003	**WH23871100Q**	609 074 003
WH20871103A	755 646 033	**WH20871103B**	755 246 033	**WH23871103Q**	609 074 033
WH20871104A	755 646 043	**WH20871104B**	755 246 043	**WH23871104Q**	609 074 043
WH20871105A	755 646 953	**WH20871105B**	755 246 953	**WH23871105Q**	609 074 953

kallysto
Kleinkombinationen mit Steckdose Typ 13

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm




kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung Einbautiefe 40 mm	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Typ 13 10 A 250 V~ Druckschalter Schema 1 (3+3)		**WH25841100C**	755 141 008	**WH26841100C**	755 141 208	**WH27841100C**	755 141 408
		WH25841103C	755 141 038	**WH26841103C**	755 141 238	**WH27841103C**	755 141 438
		WH25841104C	755 141 048	**WH26841104C**	755 141 248	**WH27841104C**	755 141 448
		WH25841105C	755 141 058	**WH26841105C**	755 141 258	**WH27841105C**	755 141 458
Typ 13 10 A 250 V~ Druckschalter Schema 3 + Drucktaster		**WH25891100C**	755 343 008	**WH26891100C**	755 343 208	**WH27891100C**	755 343 408
		WH25891103C	755 343 038	**WH26891103C**	755 343 238	**WH27891103C**	755 343 438
		WH25891104C	755 343 048	**WH26891104C**	755 343 248	**WH27891104C**	755 343 448
		WH25891105C	755 343 058	**WH26891105C**	755 343 258	**WH27891105C**	755 343 458
Typ 13 10 A 250 V~ 2 Drucktaster		**WH25881100C**	755 147 008	**WH26881100C**	755 147 208	**WH27881100C**	755 147 408
		WH25881103C	755 147 038	**WH26881103C**	755 147 238	**WH27881103C**	755 147 438
		WH25881104C	755 147 048	**WH26881104C**	755 147 248	**WH27881104C**	755 147 448
		WH25881105C	755 147 058	**WH26881105C**	755 147 258	**WH27881105C**	755 147 458

Typ 13
10 A 250 V~
Für Druckschalter/Taster mit Kinderschutz

Entsprechenden Apparat ohne Front verwenden und zusätzlich die passende Front mit Kinderschutz (siehe Zubehör auf nächste Seite), sowie Abdeckrahmen wenn nötig.
z.B.: kallysto.pro Kleinkombination Schalter Schema 3+3 mit Steckdose Typ 13 mit Kinderschutz, Ultraweiss



WH108401F /
755 941 003



WH20840100H /
378 340 003



WH27920200Z /
334 911 408

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20841100A	755 641 003	**WH20841100B**	755 241 003	**WH23841100Q**	609 151 003
WH20841103A	755 641 033	**WH20841103B**	755 241 033	**WH23841103Q**	609 151 033
WH20841104A	755 641 043	**WH20841104B**	755 241 043	**WH23841104Q**	609 151 043
WH20841105A	755 641 953	**WH20841105B**	755 241 953	**WH23841105Q**	609 151 953
WH20891100A	755 543 003	**WH20891100B**	755 443 003	**WH23891100Q**	609 156 003
WH20891103A	755 543 033	**WH20891103B**	755 443 033	**WH23891103Q**	609 156 033
WH20891104A	755 543 043	**WH20891104B**	755 443 043	**WH23891104Q**	609 156 043
WH20891105A	755 543 953	**WH20891105B**	755 443 953	**WH23891105Q**	609 156 953
WH20881100A	755 647 003	**WH20881100B**	755 247 003	**WH23881100Q**	609 078 003
WH20881103A	755 647 033	**WH20881103B**	755 247 033	**WH23881103Q**	609 078 033
WH20881104A	755 647 043	**WH20881104B**	755 247 043	**WH23881104Q**	609 078 043
WH20881105A	755 647 953	**WH20881105B**	755 247 953	**WH23881105Q**	609 078 953

▶ Seite 596



WH20851100H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front - Typ 13 - 10 A 250 V ~ - mit Steckklemmen				
Front Kombi Schalter/Taster, Ultraweiss	40 mm	1	**WH20851100H**	378 348 003
Front Kombi Schalter/Taster, Lichtgrau	40 mm	1	**WH20851103H**	378 348 033
Front Kombi Schalter/Taster, Anthrazit	40 mm	1	**WH20851104H**	378 348 043
Front Kombi Schalter/Taster, Schwarz	40 mm	1	**WH20851105H**	378 348 953
Front Kombi Schalter/Taster, Beige	40 mm	1	**WH20851107H**	378 348 913
Front Kombi Schalter/Taster, Braun	40 mm	1	**WH20851109H**	378 348 993



WH20850100H

Baukasten, Ersatzteil, Front - Typ 13 - 10 A 250 V ~ - mit Steckklemmen - mit Kinderschutz				
Front Kombi Schalter/Taster mit Kinderschutz, Ultraweiss	40 mm	1	**WH20850100H**	378 346 003
Front Kombi Schalter/Taster mit Kinderschutz, Lichtgrau	40 mm	1	**WH20850103H**	378 346 033
Front Kombi Schalter/Taster mit Kinderschutz, Anthrazit	40 mm	1	**WH20850104H**	378 346 043
Front Kombi Schalter/Taster mit Kinderschutz, Schwarz	40 mm	1	**WH20850105H**	378 346 953
Front Kombi Schalter/Taster mit Kinderschutz, Beige	40 mm	1	**WH20850107H**	378 346 913
Front Kombi Schalter/Taster mit Kinderschutz, Braun	40 mm	1	**WH20850109H**	378 346 993



WH20841100H


Baukasten, Ersatzteil, Front - Typ 13 - 10 A 250 V ~ - mit Steckklemmen				
Front Kombi 2x Schalter/Taster, Ultraweiss	40 mm	1	**WH20841100H**	378 343 003
Front Kombi 2x Schalter/Taster, Lichtgrau	40 mm	1	**WH20841103H**	378 343 033
Front Kombi 2x Schalter/Taster, Anthrazit	40 mm	1	**WH20841104H**	378 343 043
Front Kombi 2x Schalter/Taster, Schwarz	40 mm	1	**WH20841105H**	378 343 953
Front Kombi 2x Schalter/Taster, Beige	40 mm	1	**WH20841107H**	378 343 913
Front Kombi 2x Schalter/Taster, Braun	40 mm	1	**WH20841109H**	378 343 993




WH20840100H

Baukasten, Ersatzteil, Front - Typ 13 - 10 A 250 V ~ - mit Steckklemmen - mit Kinderschutz				
Kombi 2x Schalter/Taster mit Kinderschutz, Ultraweiss	40 mm	1	**WH20840100H**	378 340 003
Kombi 2x Schalter/Taster mit Kinderschutz, Lichtgrau	40 mm	1	**WH20840103H**	378 340 033
Kombi 2x Schalter/Taster mit Kinderschutz, Anthrazit	40 mm	1	**WH20840104H**	378 340 043
Kombi 2x Schalter/Taster mit Kinderschutz, Schwarz	40 mm	1	**WH20840105H**	378 340 953
Kombi 2x Schalter/Taster mit Kinderschutz, Beige	40 mm	1	**WH20840107H**	378 340 913
Kombi 2x Schalter/Taster mit Kinderschutz, Braun	40 mm	1	**WH20840109H**	378 340 993

▶ Seite 596



WH108501E



WH108401E

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - Kleinkombi mit Steckdose Typ 13 - Einfachfunktion				
Druckschalter Schema 3	40 mm	1	**WH108501E**	755 043 003
Druckschalter Schema 3 mit Befestigungsplatte	40 mm	1	**WH108501F**	755 943 003
Druckschalter Schema 6	40 mm	1	**WH108601E**	755 668 003
Druckschalter Schema 6 mit Befestigungsplatte	40 mm	1	**WH108601F**	755 669 003
Drucktaster	40 mm	1	**WH108701E**	755 046 003
Drucktaster mit Befestigungsplatte	40 mm	1	**WH108701F**	755 946 003
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - Kleinkombi mit Steckdose Typ 13 - Einfachfunktion				
Doppeldruckschalter Schema 3+3	40 mm	1	**WH108401E**	755 041 003
Druckschalter Schema 3 mit Befestigungsplatte	40 mm	1	**WH108401F**	755 941 003
Druckschalter Schema 3 + Drucktaster	40 mm	1	**WH108901E**	755 548 003
Druckschalter Schema 3 + Drucktaster mit Befestigungsplatte	40 mm	1	**WH108901F**	755 549 003
Doppeldrucktaster	40 mm	1	**WH108801E**	554 047 003
Doppeldrucktaster mit Befestigungsplatte	40 mm	1	**WH108801F**	554 947 003

kallysto
Kleinkombinationen beleuchtet, mit Steckdose Typ 13

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- inkl. LED Leuchtpatrone Gelb

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm




kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung Einbautiefe 40 mm	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Typ 13 10 A 250 V~ Druckschalter Schema 3 beleuchtet		**WH25851200C**	755 113 008	**WH26851200C**	755 113 208	**WH27851200C**	755 113 408
		WH25851203C	755 113 038	**WH26851203C**	755 113 238	**WH27851203C**	755 113 438
		WH25851204C	755 113 048	**WH26851204C**	755 113 248	**WH27851204C**	755 113 448
		WH25851205C	755 113 058	**WH26851205C**	755 113 258	**WH27851205C**	755 113 458
Typ 13 10 A 250 V~ Druckschalter Schema 6 beleuchtet		**WH25861200C**	755 119 008	**WH26861200C**	755 119 208	**WH27861200C**	755 119 408
		WH25861203C	755 119 038	**WH26861203C**	755 119 238	**WH27861203C**	755 119 438
		WH25861204C	755 119 048	**WH26861204C**	755 119 248	**WH27861204C**	755 119 448
		WH25861205C	755 119 058	**WH26861205C**	755 119 258	**WH27861205C**	755 119 458
Typ 13 10 A 250 V~ Drucktaster, beleuchtet 1-polig		**WH25871200C**	755 116 008	**WH26871200C**	755 116 208	**WH27871200C**	755 116 408
		WH25871203C	755 116 038	**WH26871203C**	755 116 238	**WH27871203C**	755 116 438
		WH25871204C	755 116 048	**WH26871204C**	755 116 248	**WH27871204C**	755 116 448
		WH25871205C	755 116 058	**WH26871205C**	755 116 258	**WH27871205C**	755 116 458

Typ 13
10 A 250 V~
mit Kinderschutz
Druckschalter Schema 3
beleuchtet

Entsprechenden Apparat ohne Front verwenden und zusätzlich die passende Front mit Kinderschutz (siehe Zubehör auf nächste Seite), sowie Abdeckrahmen wenn nötig.
z.B.: kallysto.pro Schalter Sch3 beleuchtet mit Steckdose Typ 13 mit Kinderschutz, Ultraweiss



WH108501F /
755 943 003



WH39968012Z /
209 962 003



WH20850200H /
378 347 003



WH27920200Z /
334 911 408

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270
Leuchtpatrone ▶ Seite 38

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20851200A	755 613 003
WH20851203A	755 613 033
WH20851204A	755 613 043
WH20851205A	755 613 953
WH20861200A	755 619 003
WH20861203A	755 619 033
WH20861204A	755 619 043
WH20861205A	755 619 953
WH20871200A	755 616 003
WH20871203A	755 616 033
WH20871204A	755 616 043
WH20871205A	755 616 953



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20851200B	755 213 003
WH20851203B	755 213 033
WH20851204B	755 213 043
WH20851205B	755 213 953
WH20861200B	755 219 003
WH20861203B	755 219 033
WH20861204B	755 219 043
WH20861205B	755 219 953
WH20871200B	755 216 003
WH20871203B	755 216 033
WH20871204B	755 216 043
WH20871205B	755 216 953



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 64 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH23851200Q	609 066 003
WH23851203Q	609 066 033
WH23851204Q	609 066 043
WH23851205Q	609 066 953
WH23861200Q	609 067 003
WH23861203Q	609 067 033
WH23861204Q	609 067 043
WH23861205Q	609 067 953
WH23871200Q	609 068 003
WH23871203Q	609 068 033
WH23871204Q	609 068 043
WH23871205Q	609 068 953

kallysto
Kleinkombinationen beleuchtet, mit Steckdose Typ 13

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- inkl. LED Leuchtpatrone Gelb

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm




kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung Einbautiefe 40 mm	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Typ 13 10 A 250 V~ Druckschalter Schema 1 (3+3) 2x beleuchtet		**WH25841200C**	755 153 008	**WH26841200C**	755 153 208	**WH27841200C**	755 153 408
		WH25841203C	755 153 038	**WH26841203C**	755 153 238	**WH27841203C**	755 153 438
		WH25841204C	755 153 048	**WH26841204C**	755 153 248	**WH27841204C**	755 153 448
		WH25841205C	755 153 058	**WH26841205C**	755 153 258	**WH27841205C**	755 153 458
Typ 13 10 A 250 V~ Druckschalter Schema 3 + Drucktaster 2x beleuchtet		**WH25891200C**	755 155 008	**WH26891200C**	755 155 208	**WH27891200C**	755 155 408
		WH25891203C	755 155 038	**WH26891203C**	755 155 238	**WH27891203C**	755 155 438
		WH25891204C	755 155 048	**WH26891204C**	755 155 248	**WH27891204C**	755 155 448
		WH25891205C	755 155 058	**WH26891205C**	755 155 258	**WH27891205C**	755 155 458
Typ 13 10 A 250 V~ 2x Drucktaster 2x beleuchtet		**WH25881200C**	755 156 008	**WH26881200C**	755 156 208	**WH27881200C**	755 156 408
		WH25881203C	755 156 038	**WH26881203C**	755 156 238	**WH27881203C**	755 156 438
		WH25881204C	755 156 048	**WH26881204C**	755 156 248	**WH27881204C**	755 156 448
		WH25881205C	755 156 058	**WH26881205C**	755 156 258	**WH27881205C**	755 156 458

Typ 13
10 A 250 V~
Für Leucht-Druckschalter/Taster mit Kinderschutz

Entsprechenden Apparat ohne Front verwenden und zusätzlich die passende Front mit Kinderschutz (siehe Zubehör auf nächste Seite), sowie Abdeckrahmen wenn nötig.
z.B.: kallysto.pro Schalter Sch 3+3 beleuchtet mit Steckdose Typ 13 mit Kinderschutz, Ultraweiss



WH108401F /
755 941 003



WH39968012Z /
209 962 003



WH20841200H /
378 341 003



WH27920200Z /
334 911 408

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270
Leuchtpatrone ▶ Seite 38

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 64 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20841200A	755 653 003	**WH20841200B**	755 253 003	**WH23841200Q**	609 152 003
WH20841203A	755 653 033	**WH20841203B**	755 253 033	**WH23841203Q**	609 152 033
WH20841204A	755 653 043	**WH20841204B**	755 253 043	**WH23841204Q**	609 152 043
WH20841205A	755 653 953	**WH20841205B**	755 253 953	**WH23841205Q**	609 152 953
WH20891200A	755 655 003	**WH20891200B**	755 255 003	**WH23891200Q**	609 157 003
WH20891203A	755 655 033	**WH20891203B**	755 255 033	**WH23891203Q**	609 157 033
WH20891204A	755 655 043	**WH20891204B**	755 255 043	**WH23891204Q**	609 157 043
WH20891205A	755 655 953	**WH20891205B**	755 255 953	**WH23891205Q**	609 157 953
WH20881200A	755 656 003	**WH20881200B**	755 256 003	**WH23881200Q**	609 075 003
WH20881203A	755 656 033	**WH20881203B**	755 256 033	**WH23881203Q**	609 075 033
WH20881204A	755 656 043	**WH20881204B**	755 256 043	**WH23881204Q**	609 075 043
WH20881205A	755 656 953	**WH20881205B**	755 256 953	**WH23881205Q**	609 075 953

▶ Seite 596



WH20851200H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Typ 13
- 10 A 250 V ~
- mit Steckklemmen
- beleuchtet

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Front Kombi 1x beleuchtet, Ultraweiss	40 mm	1	**WH20851200H**	378 349 003
Front Kombi 1x beleuchtet, Lichtgrau	40 mm	1	**WH20851203H**	378 349 033
Front Kombi 1x beleuchtet, Anthrazit	40 mm	1	**WH20851204H**	378 349 043
Front Kombi 1x beleuchtet, Schwarz	40 mm	1	**WH20851205H**	378 349 953
Front Kombi 1x beleuchtet, Beige	40 mm	1	**WH20851207H**	378 349 913
Front Kombi 1x beleuchtet, Braun	40 mm	1	**WH20851209H**	378 349 993



WH20850200H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Typ 13
- 10 A 250 V ~
- mit Steckklemmen
- mit Kinderschutz
- beleuchtet

Front Kombi 1x beleuchtet, mit Kinderschutz, Ultraweiss	40 mm	1	**WH20850200H**	378 347 003
Front Kombi 1x beleuchtet, mit Kinderschutz, Lichtgrau	40 mm	1	**WH20850203H**	378 347 033
Front Kombi 1x beleuchtet, mit Kinderschutz, Anthrazit	40 mm	1	**WH20850204H**	378 347 043
Front Kombi 1x beleuchtet, mit Kinderschutz, Schwarz	40 mm	1	**WH20850205H**	378 347 953
Front Kombi 1x beleuchtet, mit Kinderschutz, Beige	40 mm	1	**WH20850207H**	378 347 913
Front Kombi 1x beleuchtet, mit Kinderschutz, Braun	40 mm	1	**WH20850209H**	378 347 993



WH20841200H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Typ 13
- 10 A 250 V ~
- mit Steckklemmen
- 2x beleuchtet

Front Kombi 2x beleuchtet, Ultraweiss	40 mm	1	**WH20841200H**	378 344 003
Front Kombi 2x beleuchtet, Lichtgrau	40 mm	1	**WH20841203H**	378 344 033
Front Kombi 2x beleuchtet, Anthrazit	40 mm	1	**WH20841204H**	378 344 043
Front Kombi 2x beleuchtet, Schwarz	40 mm	1	**WH20841205H**	378 344 953
Front Kombi 2x beleuchtet, Beige	40 mm	1	**WH20841207H**	378 344 913
Front Kombi 2x beleuchtet, Braun	40 mm	1	**WH20841209H**	378 344 993



WH20840200H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Typ 13
- 10 A 250 V ~
- mit Steckklemmen
- mit Kinderschutz
- 2x beleuchtet

Front Kombi 2x beleuchtet, mit Kinderschutz, Ultraweiss	40 mm	1	**WH20840200H**	378 341 003
Front Kombi 2x beleuchtet, mit Kinderschutz, Lichtgrau	40 mm	1	**WH20840203H**	378 341 033
Front Kombi 2x beleuchtet, mit Kinderschutz, Anthrazit	40 mm	1	**WH20840204H**	378 341 043
Front Kombi 2x beleuchtet, mit Kinderschutz, Schwarz	40 mm	1	**WH20840205H**	378 341 953
Front Kombi 2x beleuchtet, mit Kinderschutz, Beige	40 mm	1	**WH20840207H**	378 341 913
Front Kombi 2x beleuchtet, mit Kinderschutz, Braun	40 mm	1	**WH20840209H**	378 341 993

▶ Seite 596



WH20841300H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Typ 13
- 10 A 250 V ~
- mit Steckklemmen
- 1x beleuchtet

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Front Kombi 1x beleuchtet, Ultraweiss	40 mm	1	**WH20841300H**	378 345 003
Front Kombi 1x beleuchtet, Lichtgrau	40 mm	1	**WH20841303H**	378 345 033
Front Kombi 1x beleuchtet, Anthrazit	40 mm	1	**WH20841304H**	378 345 043
Front Kombi 1x beleuchtet, Schwarz	40 mm	1	**WH20841305H**	378 345 953
Front Kombi 1x beleuchtet, Beige	40 mm	1	**WH20841307H**	378 345 913
Front Kombi 1x beleuchtet, Braun	40 mm	1	**WH20841309H**	378 345 993




WH20840300H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Typ 13
- 10 A 250 V ~
- mit Steckklemmen
- mit Kinderschutz
- 1x beleuchtet

Front Kombi 1x beleuchtet, mit Kinderschutz, Ultraweiss	40 mm	1	**WH20840300H**	378 342 003
Front Kombi 1x beleuchtet, mit Kinderschutz, Lichtgrau	40 mm	1	**WH20840303H**	378 342 033
Front Kombi 1x beleuchtet, mit Kinderschutz, Anthrazit	40 mm	1	**WH20840304H**	378 342 043
Front Kombi 1x beleuchtet, mit Kinderschutz, Schwarz	40 mm	1	**WH20840305H**	378 342 953
Front Kombi 1x beleuchtet, mit Kinderschutz, Beige	40 mm	1	**WH20840307H**	378 342 913
Front Kombi 1x beleuchtet, mit Kinderschutz, Braun	40 mm	1	**WH20840309H**	378 342 993




WH108512E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- Kleinkombi mit Steckdose Typ 13
- Einfachfunktion, beleuchtet mit LED Steckfassung WH39968011Z / 209 962 003

Druckschalter Schema 3	40 mm	1	**WH108512E**	655 364 793
Druckschalter Schema 3 mit Befestigungsplatte	40 mm	1	**WH108512F**	655 334 793
Druckschalter Schema 6	40 mm	1	**WH108612E**	655 366 793
Druckschalter Schema 6 mit Befestigungsplatte	40 mm	1	**WH108612F**	655 336 793
Drucktaster	40 mm	1	**WH108712E**	354 416 793
Drucktaster mit Befestigungsplatte	40 mm	1	**WH108712F**	354 413 793



WH108412E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- Kleinkombi mit Steckdose Typ 13
- Doppelfunktion, 2x beleuchtet mit LED Steckfassung WH39968011Z / 209 962 003

Doppeldruckschalter Schema 3+3	40 mm	1	**WH108412E**	655 361 793
Druckschalter Schema 3 mit Befestigungsplatte	40 mm	1	**WH108412F**	655 331 793
Druckschalter Schema 3 + Drucktaster	40 mm	1	**WH108912E**	655 368 793
Druckschalter Schema 3 + Drucktaster mit Befestigungsplatte	40 mm	1	**WH108912F**	655 338 793
Doppeldrucktaster	40 mm	1	**WH108812E**	354 436 793
Doppeldrucktaster mit Befestigungsplatte	40 mm	1	**WH108812F**	354 433 793

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20







Bezeichnung UP-Kombinationen Grösse I + I, bestückt		Farbe	**kallysto.line** **komplett** **152 x 92 mm** **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.trend** komplett 154 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.pro** komplett 154 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
2x1 senkrecht **S3 + S3**			**WH25912000C**	482 100 008	**WH26912000C**	482 100 208	**WH27912000C**	482 100 408
			WH25912003C	482 100 038	**WH26912003C**	482 100 238	**WH27912003C**	482 100 438
			WH25912004C	482 100 048	**WH26912004C**	482 100 248	**WH27912004C**	482 100 448
			WH25912005C	482 100 058	**WH26912005C**	482 100 258	**WH27912005C**	482 100 458
2x1 senkrecht **S3 + T13**			**WH25912200C**	482 126 008	**WH26912200C**	482 126 208	**WH27912200C**	482 126 408
			WH25912203C	482 126 038	**WH26912203C**	482 126 238	**WH27912203C**	482 126 438
			WH25912204C	482 126 048	**WH26912204C**	482 126 248	**WH27912204C**	482 126 448
			WH25912205C	482 126 058	**WH26912205C**	482 126 258	**WH27912205C**	482 126 458
2x1 senkrecht **S3 + 3xT13**			**WH25912400C**	482 130 008	**WH26912400C**	482 130 208	**WH27912400C**	482 130 408
			WH25912403C	482 130 038	**WH26912403C**	482 130 238	**WH27912403C**	482 130 438
			WH25912404C	482 130 048	**WH26912404C**	482 130 248	**WH27912404C**	482 130 448
			WH25912405C	482 130 058	**WH26912405C**	482 130 258	**WH27912405C**	482 130 458
1x2 waagrecht **S3 + 3xT13**			**WH25912700C**	482 132 008	**WH26912700C**	482 132 208	**WH27912700C**	482 132 408
			WH25912703C	482 132 038	**WH26912703C**	482 132 238	**WH27912703C**	482 132 438
			WH25912704C	482 132 048	**WH26912704C**	482 132 248	**WH27912704C**	482 132 448
			WH25912705C	482 132 058	**WH26912705C**	482 132 258	**WH27912705C**	482 132 458
1x2 waagrecht **3x T13 + S3**			**WH25916500C**	482 133 008	**WH26916500C**	482 133 208	**WH27916500C**	482 133 408
			WH25916503C	482 133 038	**WH26916503C**	482 133 238	**WH27916503C**	482 133 438
			WH25916504C	482 133 048	**WH26916504C**	482 133 248	**WH27916504C**	482 133 448
			WH25916505C	482 133 058	**WH26916505C**	482 133 258	**WH27916505C**	482 133 458

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596





Bezeichnung UP-Kombinationen Grösse I + I, bestückt		Farbe	**kallysto.line** komplett 152 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.trend** komplett 154 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.pro** komplett 154 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
2x1 senkrecht S1 (3+3) + S3			**WH25912800C**	482 101 008	**WH26912800C**	482 101 208	**WH27912800C**	482 101 408
			WH25912803C	482 101 038	**WH26912803C**	482 101 238	**WH27912803C**	482 101 438
			WH25912804C	482 101 048	**WH26912804C**	482 101 248	**WH27912804C**	482 101 448
			WH25912805C	482 101 058	**WH26912805C**	482 101 258	**WH27912805C**	482 101 458
2x1 senkrecht S1 (3+3) + T13			**WH25913000C**	482 127 008	**WH26913000C**	482 127 208	**WH27913000C**	482 127 408
			WH25913003C	482 127 038	**WH26913003C**	482 127 238	**WH27913003C**	482 127 438
			WH25913004C	482 127 048	**WH26913004C**	482 127 248	**WH27913004C**	482 127 448
			WH25913005C	482 127 058	**WH26913005C**	482 127 258	**WH27913005C**	482 127 458
2x1 senkrecht S1 (3+3) + 3xT13			**WH25913200C**	482 131 008	**WH26913200C**	482 131 208	**WH27913200C**	482 131 408
			WH25913203C	482 131 038	**WH26913203C**	482 131 238	**WH27913203C**	482 131 438
			WH25913204C	482 131 048	**WH26913204C**	482 131 248	**WH27913204C**	482 131 448
			WH25913205C	482 131 058	**WH26913205C**	482 131 258	**WH27913205C**	482 131 458
2x1 senkrecht 2x Storenschalter			**WH25916000C**	546 513 008	**WH26916000C**	546 513 208	**WH27916000C**	546 513 408
			WH25916003C	546 513 038	**WH26916003C**	546 513 238	**WH27916003C**	546 513 438
			WH25916004C	546 513 048	**WH26916004C**	546 513 248	**WH27916004C**	546 513 448
			WH25916005C	546 513 058	**WH26916005C**	546 513 258	**WH27916005C**	546 513 458
2x1 senkrecht Storenschalter + S3			**WH25914900C**	546 510 008	**WH26914900C**	546 510 208	**WH27914900C**	546 510 408
			WH25914903C	546 510 038	**WH26914903C**	546 510 238	**WH27914903C**	546 510 438
			WH25914904C	546 510 048	**WH26914904C**	546 510 248	**WH27914904C**	546 510 448
			WH25914905C	546 510 058	**WH26914905C**	546 510 258	**WH27914905C**	546 510 458
2x1 senkrecht Storenschalter + S3/T13			**WH25915000C**	546 511 008	**WH26915000C**	546 511 208	**WH27915000C**	546 511 408
			WH25915003C	546 511 038	**WH26915003C**	546 511 238	**WH27915003C**	546 511 438
			WH25915004C	546 511 048	**WH26915004C**	546 511 248	**WH27915004C**	546 511 448
			WH25915005C	546 511 058	**WH26915005C**	546 511 258	**WH27915005C**	546 511 458

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20







Bezeichnung UP-Kombinationen Grösse I + I, bestückt		Farbe	**kallysto.line** komplett 152 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.trend** komplett 154 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.pro** komplett 154 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
2x1 senkrecht **S3 + S3/T13**			**WH25912600C**	482 128 008	**WH26912600C**	482 128 208	**WH27912600C**	482 128 408
			WH25912603C	482 128 038	**WH26912603C**	482 128 238	**WH27912603C**	482 128 438
			WH25912604C	482 128 048	**WH26912604C**	482 128 248	**WH27912604C**	482 128 448
			WH25912605C	482 128 058	**WH26912605C**	482 128 258	**WH27912605C**	482 128 458
2x1 senkrecht **S1 (3+3) +** **S3/T13**			**WH25913400C**	482 129 008	**WH26913400C**	482 129 208	**WH27913400C**	482 129 408
			WH25913403C	482 129 038	**WH26913403C**	482 129 238	**WH27913403C**	482 129 438
			WH25913404C	482 129 048	**WH26913404C**	482 129 248	**WH27913404C**	482 129 448
			WH25913405C	482 129 058	**WH26913405C**	482 129 258	**WH27913405C**	482 129 458
2x1 senkrecht **S6 + T13**			**WH25915900C**	482 136 008	**WH26915900C**	482 136 208	**WH27915900C**	482 136 408
			WH25915903C	482 136 038	**WH26915903C**	482 136 238	**WH27915903C**	482 136 438
			WH25915904C	482 136 048	**WH26915904C**	482 136 248	**WH27915904C**	482 136 448
			WH25915905C	482 136 058	**WH26915905C**	482 136 258	**WH27915905C**	482 136 458
2x1 senkrecht **2x Taster**			**WH25915300C**	482 140 008	**WH26915300C**	482 140 208	**WH27915300C**	482 140 408
			WH25915303C	482 140 038	**WH26915303C**	482 140 238	**WH27915303C**	482 140 438
			WH25915304C	482 140 048	**WH26915304C**	482 140 248	**WH27915304C**	482 140 448
			WH25915305C	482 140 058	**WH26915305C**	482 140 258	**WH27915305C**	482 140 458
2x1 senkrecht **Taster + T13**			**WH25915200C**	482 138 008	**WH26915200C**	482 138 208	**WH27915200C**	482 138 408
			WH25915203C	482 138 038	**WH26915203C**	482 138 238	**WH27915203C**	482 138 438
			WH25915204C	482 138 048	**WH26915204C**	482 138 248	**WH27915204C**	482 138 448
			WH25915205C	482 138 058	**WH26915205C**	482 138 258	**WH27915205C**	482 138 458
2x1 senkrecht **Taster + 3x T13**			**WH25916100C**	482 168 008	**WH26916100C**	482 168 208	**WH27916100C**	482 168 408
			WH25916103C	482 168 038	**WH26916103C**	482 168 238	**WH27916103C**	482 168 438
			WH25916104C	482 168 048	**WH26916104C**	482 168 248	**WH27916104C**	482 168 448
			WH25916105C	482 168 058	**WH26916105C**	482 168 258	**WH27916105C**	482 168 458

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596







Bezeichnung UP-Kombinationen Grösse I + I, bestückt		**kallysto.line** komplett 152 x 92 mm		**kallysto.trend** komplett 154 x 94 mm		**kallysto.pro** komplett 154 x 94 mm	
	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
2x1 senkrecht S3 + Taster		**WH25914700C**	482 163 008	**WH26914700C**	482 163 208	**WH27914700C**	482 163 408
		WH25914703C	482 163 038	**WH26914703C**	482 163 238	**WH27914703C**	482 163 438
		WH25914704C	482 163 048	**WH26914704C**	482 163 248	**WH27914704C**	482 163 448
		WH25914705C	482 163 058	**WH26914705C**	482 163 258	**WH27914705C**	482 163 458
2x1 senkrecht Taster + S3		**WH25915400C**	482 112 008	**WH26915400C**	482 112 208	**WH27915400C**	482 112 408
		WH25915403C	482 112 038	**WH26915403C**	482 112 238	**WH27915403C**	482 112 438
		WH25915404C	482 112 048	**WH26915404C**	482 112 248	**WH27915404C**	482 112 448
		WH25915405C	482 112 058	**WH26915405C**	482 112 258	**WH27915405C**	482 112 458
2x1 senkrecht Blinddeckel + Blinddeckel		**WH25915100C**	378 560 008	**WH26915100C**	378 560 208	**WH27915100C**	378 560 408
		WH25915103C	378 560 038	**WH26915103C**	378 560 238	**WH27915103C**	378 560 438
		WH25915104C	378 560 048	**WH26915104C**	378 560 248	**WH27915104C**	378 560 448
		WH25915105C	378 560 058	**WH26915105C**	378 560 258	**WH27915105C**	378 560 458
1x2 waagrecht Blinddeckel + Blinddeckel		**WH25917100C**	378 557 008	**WH26917100C**	378 557 208	**WH27917100C**	378 557 408
		WH25917103C	378 557 038	**WH26917103C**	378 557 238	**WH27917103C**	378 557 438
		WH25917104C	378 557 048	**WH26917104C**	378 557 248	**WH27917104C**	378 557 448
		WH25917105C	378 557 058	**WH26917105C**	378 557 258	**WH27917105C**	378 557 458

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20







Bezeichnung UP-Kombinationen Grösse I + I, mit Leerplätzen		Farbe	**kallysto.line** komplett 152 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.trend** komplett 154 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.pro** komplett 154 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
2x1 senkrecht leer + S3			**WH25913900C**	551 103 008	**WH26913900C**	551 103 208	**WH27913900C**	551 103 408
			WH25913903C	551 103 038	**WH26913903C**	551 103 238	**WH27913903C**	551 103 438
			WH25913904C	551 103 048	**WH26913904C**	551 103 248	**WH27913904C**	551 103 448
			WH25913905C	551 103 058	**WH26913905C**	551 103 258	**WH27913905C**	551 103 458
2x1 senkrecht S3 + Leer			**WH25914800C**	482 159 008	**WH26914800C**	482 159 208	**WH27914800C**	482 159 408
			WH25914803C	482 159 038	**WH26914803C**	482 159 238	**WH27914803C**	482 159 438
			WH25914804C	482 159 048	**WH26914804C**	482 159 248	**WH27914804C**	482 159 448
			WH25914805C	482 159 058	**WH26914805C**	482 159 258	**WH27914805C**	482 159 458
2x1 senkrecht leer + T13			**WH25914100C**	556 103 008	**WH26914100C**	556 103 208	**WH27914100C**	556 103 408
			WH25914103C	556 103 038	**WH26914103C**	556 103 238	**WH27914103C**	556 103 438
			WH25914104C	556 103 048	**WH26914104C**	556 103 248	**WH27914104C**	556 103 448
			WH25914105C	556 103 058	**WH26914105C**	556 103 258	**WH27914105C**	556 103 458
2x1 senkrecht leer + 3xT13			**WH25914300C**	657 116 008	**WH26914300C**	657 116 208	**WH27914300C**	657 116 408
			WH25914303C	657 116 038	**WH26914303C**	657 116 238	**WH27914303C**	657 116 438
			WH25914304C	657 116 048	**WH26914304C**	657 116 248	**WH27914304C**	657 116 448
			WH25914305C	657 116 058	**WH26914305C**	657 116 258	**WH27914305C**	657 116 458

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596





Bezeichnung UP-Kombinationen Grösse I + I, mit Leerplätzen		Farbe	**kallysto.line** komplett 152 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.trend** komplett 154 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.pro** komplett 154 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
2x1 senkrecht leer + Kleinkombination S3/T13			**WH25914500C**	556 133 008	**WH26914500C**	556 133 208	**WH27914500C**	556 133 408
			WH25914503C	556 133 038	**WH26914503C**	556 133 238	**WH27914503C**	556 133 438
			WH25914504C	556 133 048	**WH26914504C**	556 133 248	**WH27914504C**	556 133 448
			WH25914505C	556 133 058	**WH26914505C**	556 133 258	**WH27914505C**	556 133 458
2x1 senkrecht leer + Sonnerie			**WH25914600C**	482 106 008	**WH26914600C**	482 106 208	**WH27914600C**	482 106 408
			WH25914603C	482 106 038	**WH26914603C**	482 106 238	**WH27914603C**	482 106 438
			WH25914604C	482 106 048	**WH26914604C**	482 106 248	**WH27914604C**	482 106 448
			WH25914605C	482 106 058	**WH26914605C**	482 106 258	**WH27914605C**	482 106 458
1x2 waagrecht 3x T13 + Leer			**WH25916600C**	657 128 008	**WH26916600C**	657 128 208	**WH27916600C**	657 128 408
			WH25916603C	657 128 038	**WH26916603C**	657 128 238	**WH27916603C**	657 128 438
			WH25916604C	657 128 048	**WH26916604C**	657 128 248	**WH27916604C**	657 128 448
			WH25916605C	657 128 058	**WH26916605C**	657 128 258	**WH27916605C**	657 128 458
1x2 waagrecht 3x T13S + Leer			**WH25916700C**	657 129 008	**WH26916700C**	657 129 208	**WH27916700C**	657 129 408
			WH25916703C	657 129 038	**WH26916703C**	657 129 238	**WH27916703C**	657 129 438
			WH25916704C	657 129 048	**WH26916704C**	657 129 248	**WH27916704C**	657 129 448
			WH25916705C	657 129 058	**WH26916705C**	657 129 258	**WH27916705C**	657 129 458
1x2 waagrecht Leer + 3x T13			**WH25916800C**	657 126 008	**WH26916800C**	657 126 208	**WH27916800C**	657 126 408
			WH25916803C	657 126 038	**WH26916803C**	657 126 238	**WH27916803C**	657 126 438
			WH25916804C	657 126 048	**WH26916804C**	657 126 248	**WH27916804C**	657 126 448
			WH25916805C	657 126 058	**WH26916805C**	657 126 258	**WH27916805C**	657 126 458
1x2 waagrecht Leer + 3x T13S			**WH25916900C**	657 127 008	**WH26916900C**	657 127 208	**WH27916900C**	657 127 408
			WH25916903C	657 127 038	**WH26916903C**	657 127 238	**WH27916903C**	657 127 438
			WH25916904C	657 127 048	**WH26916904C**	657 127 248	**WH27916904C**	657 127 448
			WH25916905C	657 127 058	**WH26916905C**	657 127 258	**WH27916905C**	657 127 458

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596





Bezeichnung UP-Kombinationen Grösse I + I, bestückt		Farbe	**kallysto.line** komplett 152 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.trend** komplett 154 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.pro** komplett 154 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
2x1 senkrecht T15 + T15 mit Stecktechnik Quickconnect			**WH25917700C**	640 090 008	**WH26917700C**	640 090 208	**WH27917700C**	640 090 408
			WH25917703C	640 090 038	**WH26917703C**	640 090 238	**WH27917703C**	640 090 438
			WH25917704C	640 090 048	**WH26917704C**	640 090 248	**WH27917704C**	640 090 448
			WH25917705C	640 090 058	**WH26917705C**	640 090 258	**WH27917705C**	640 090 458
2x1 senkrecht T25 + T25 mit Stecktechnik Quickconnect			**WH25917800C**	640 190 008	**WH26917800C**	640 190 208	**WH27917800C**	640 190 408
			WH25917803C	640 190 038	**WH26917803C**	640 190 238	**WH27917803C**	640 190 438
			WH25917804C	640 190 048	**WH26917804C**	640 190 248	**WH27917804C**	640 190 448
			WH25917805C	640 190 058	**WH26917805C**	640 190 258	**WH27917805C**	640 190 458
2x1 senkrecht T15 + T15 mit Schraubklemmen			**WH25915700C**	641 115 008	**WH26915700C**	641 115 208	**WH27915700C**	641 115 408
			WH25915703C	641 115 038	**WH26915703C**	641 115 238	**WH27915703C**	641 115 438
			WH25915704C	641 115 048	**WH26915704C**	641 115 248	**WH27915704C**	641 115 448
			WH25915705C	641 115 058	**WH26915705C**	641 115 258	**WH27915705C**	641 115 458
2x1 senkrecht T25 + T25 mit Schraubklemmen			**WH25915800C**	641 630 008	**WH26915800C**	641 630 208	**WH27915800C**	641 630 408
			WH25915803C	641 630 038	**WH26915803C**	641 630 238	**WH27915803C**	641 630 438
			WH25915804C	641 630 048	**WH26915804C**	641 630 248	**WH27915804C**	641 630 448
			WH25915805C	641 630 058	**WH26915805C**	641 630 258	**WH27915805C**	641 630 458

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20

Bezeichnung UP Kombinationen Gr. I-I bestückt mit Steckdosen T13 / T23		Farbe	**kallysto.line** komplett 152 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.trend** komplett 154 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.pro** komplett 154 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
2x1 senkrecht T13 + T13			**WH25915500C**	657 113 008	**WH26915500C**	657 113 208	**WH27915500C**	657 113 408
			WH25915503C	657 113 038	**WH26915503C**	657 113 238	**WH27915503C**	657 113 438
			WH25915504C	657 113 048	**WH26915504C**	657 113 248	**WH27915504C**	657 113 448
			WH25915505C	657 113 058	**WH26915505C**	657 113 258	**WH27915505C**	657 113 458
2x1 senkrecht T23 + T23 mit Steckklemmen			**WH25915600C**	657 630 008	**WH26915600C**	657 630 208	**WH27915600C**	657 630 408
			WH25915603C	657 630 038	**WH26915603C**	657 630 238	**WH27915603C**	657 630 438
			WH25915604C	657 630 048	**WH26915604C**	657 630 248	**WH27915604C**	657 630 448
			WH25915605C	657 630 058	**WH26915605C**	657 630 258	**WH27915605C**	657 630 458
2x1 senkrecht T23 + T23 mit Schraubklemmen			**WH25916200C**	657 631 008	**WH26916200C**	657 631 208	**WH27916200C**	657 631 408
			WH25916203C	657 631 038	**WH26916203C**	657 631 238	**WH27916203C**	657 631 438
			WH25916204C	657 631 048	**WH26916204C**	657 631 248	**WH27916204C**	657 631 448
			WH25916205C	657 631 058	**WH26916205C**	657 631 258	**WH27916205C**	657 631 458
1x2 waagrecht T13 + T13			**WH25917000C**	657 213 008	**WH26917000C**	657 213 208	**WH27917000C**	657 213 408
			WH25917003C	657 213 038	**WH26917003C**	657 213 238	**WH27917003C**	657 213 438
			WH25917004C	657 213 048	**WH26917004C**	657 213 248	**WH27917004C**	657 213 448
			WH25917005C	657 213 058	**WH26917005C**	657 213 258	**WH27917005C**	657 213 458
1x2 waagrecht T23 + T23 mit Steck-klemmen			**WH25916300C**	657 640 008	**WH26916300C**	657 640 208	**WH27916300C**	657 640 408
			WH25916303C	657 640 038	**WH26916303C**	657 640 238	**WH27916303C**	657 640 438
			WH25916304C	657 640 048	**WH26916304C**	657 640 248	**WH27916304C**	657 640 448
			WH25916305C	657 640 058	**WH26916305C**	657 640 258	**WH27916305C**	657 640 458
1x2 waagrecht T23 + T23 mit Schraub-klemmen			**WH25916400C**	657 641 008	**WH26916400C**	657 641 208	**WH27916400C**	657 641 408
			WH25916403C	657 641 038	**WH26916403C**	657 641 238	**WH27916403C**	657 641 438
			WH25916404C	657 641 048	**WH26916404C**	657 641 248	**WH27916404C**	657 641 448
			WH25916405C	657 641 058	**WH26916405C**	657 641 258	**WH27916405C**	657 641 458

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596





Bezeichnung UP Kombinationen Gr. I-I bestückt mit Steckdosen T13 / T23		Farbe	**kallysto.line** komplett 212 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.trend** komplett 214 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.pro** komplett 214 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
3x1 senkrecht **3x S3**			**WH25917200C**	482 200 008	**WH26917200C**	482 200 208	**WH27917200C**	482 200 408
			WH25917203C	482 200 038	**WH26917203C**	482 200 238	**WH27917203C**	482 200 438
			WH25917204C	482 200 048	**WH26917204C**	482 200 248	**WH27917204C**	482 200 448
			WH25917205C	482 200 058	**WH26917205C**	482 200 258	**WH27917205C**	482 200 458
3x1 senkrecht **S3 + S3 + T13**			**WH25917300C**	482 226 008	**WH26917300C**	482 226 208	**WH27917300C**	482 226 408
			WH25917303C	482 226 038	**WH26917303C**	482 226 238	**WH27917303C**	482 226 438
			WH25917304C	482 226 048	**WH26917304C**	482 226 248	**WH27917304C**	482 226 448
			WH25917305C	482 226 058	**WH26917305C**	482 226 258	**WH27917305C**	482 226 458
2x1 senkrecht **S3 + S3 + S3/T13**			**WH25917400C**	482 222 008	**WH26917400C**	482 222 208	**WH27917400C**	482 222 408
			WH25917403C	482 222 038	**WH26917403C**	482 222 238	**WH27917403C**	482 222 438
			WH25917404C	482 222 048	**WH26917404C**	482 222 248	**WH27917404C**	482 222 448
			WH25917405C	482 222 058	**WH26917405C**	482 222 258	**WH27917405C**	482 222 458

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20







Bezeichnung AP-Kombinationen, Grösse I + I, bestückt, Höhe = 54 mm	Farbe	**Aufputz** komplett 88 x 148 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** komplett 88 x 148 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** komplett 88 x 148 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
2x1 senkrecht S3 + T13		**WH23912200Q**	283 404 003				
		WH23912203Q	283 404 042				
		WH23912204Q	283 404 043				
		WH23912205Q	283 404 953				
2x1 senkrecht S3 + 3xT13				**WH23912400Q**	283 405 003		
				WH23912403Q	283 405 033		
				WH23912404Q	283 405 043		
				WH23912405Q	283 405 953		
2x1 senkrecht S1 bestückt (3+3) + T13						**WH23913000Q**	283 325 003
						WH23913003Q	283 325 033
						WH23913004Q	283 325 043
						WH23913005Q	283 325 953
2x1 senkrecht bestückt S1 (3+3) + 3xT13							
2x1 senkrecht leer + 3xT13							

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Aufputz
komplett
88 x 148 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH23913200Q	283 406 003
WH23913203Q	283 406 033
WH23913204Q	283 406 043
WH23913205Q	283 406 953



Aufputz
komplett
88 x 148 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH23914300Q	283 153 003
WH23914303Q	283 153 033
WH23914304Q	283 153 043
WH23914305Q	283 153 953

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~ mit Schraubklemmen, Typ Kraus & Naimer Blue Line		Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Ausschalter Schema 0/1-polig Einbautiefe 38 mm			**WH25180100C**	547 001 008	**WH26180100C**	547 001 208	**WH27180100C**	547 001 408
			WH25180103C	547 001 038	**WH26180103C**	547 001 238	**WH27180103C**	547 001 438
			WH25180104C	547 001 048	**WH26180104C**	547 001 248	**WH27180104C**	547 001 448
			WH25180105C	547 001 058	**WH26180105C**	547 001 258	**WH27180105C**	547 001 458
Ausschalter Schema 0/2-polig Einbautiefe 38 mm			**WH25180200C**	547 002 008	**WH26180200C**	547 002 208	**WH27180200C**	547 002 408
			WH25180203C	547 002 038	**WH26180203C**	547 002 238	**WH27180203C**	547 002 438
			WH25180204C	547 002 048	**WH26180204C**	547 002 248	**WH27180204C**	547 002 448
			WH25180205C	547 002 058	**WH26180205C**	547 002 258	**WH27180205C**	547 002 458
Ausschalter Schema 0/3-polig Einbautiefe 46 m			**WH25180300C**	547 003 008	**WH26180300C**	547 003 208	**WH27180300C**	547 003 408
			WH25180303C	547 003 038	**WH26180303C**	547 003 238	**WH27180303C**	547 003 438
			WH25180304C	547 003 048	**WH26180304C**	547 003 248	**WH27180304C**	547 003 448
			WH25180305C	547 003 058	**WH26180305C**	547 003 258	**WH27180305C**	547 003 458

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20180100A	547 301 008
WH20180103A	547 301 038
WH20180104A	547 301 048
WH20180105A	547 301 058
WH20180200A	547 302 008
WH20180203A	547 302 038
WH20180204A	547 302 048
WH20180205A	547 302 058
WH20180300A	547 303 008
WH20180303A	547 303 038
WH20180304A	547 303 048
WH20180305A	547 303 058



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20180100B	547 601 008
WH20180103B	547 601 038
WH20180104B	547 601 048
WH20180105B	547 601 058
WH20180200B	547 602 008
WH20180203B	547 602 038
WH20180204B	547 602 048
WH20180205B	547 602 058
WH20180300B	547 603 008
WH20180303B	547 603 038
WH20180304B	547 603 048
WH20180305B	547 603 058



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH23180100Q	267 652 003
WH23180103Q	267 652 033
WH23180104Q	267 652 043
WH23180105Q	267 652 953
WH23180200Q	267 664 003
WH23180203Q	267 664 033
WH23180204Q	267 664 043
WH23180205Q	267 664 953



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 64 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH23180300Q	267 665 003
WH23180303Q	267 665 033
WH23180304Q	267 665 043
WH23180305Q	267 665 953

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~ mit Schraubklemmen, Typ Kraus & Naimer Blue Line		Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Umschalter Schema 2/1-polig Einbautiefe 38 mm			**WH25180500C**	547 020 008	**WH26180500C**	547 020 208	**WH27180500C**	547 020 408
			WH25180503C	547 020 038	**WH26180503C**	547 020 238	**WH27180503C**	547 020 438
			WH25180504C	547 020 048	**WH26180504C**	547 020 248	**WH27180504C**	547 020 448
			WH25180505C	547 020 058	**WH26180505C**	547 020 258	**WH27180505C**	547 020 458
Umschalter Schema 2/1-polig 0-AUT-0-HAND Einbautiefe 38 mm			**WH25181000C**	547 023 008	**WH26181000C**	547 023 208	**WH27181000C**	547 023 408
			WH25181003C	547 023 038	**WH26181003C**	547 023 238	**WH27181003C**	547 023 438
			WH25181004C	547 023 048	**WH26181004C**	547 023 248	**WH27181004C**	547 023 448
			WH25181005C	547 023 058	**WH26181005C**	547 023 258	**WH27181005C**	547 023 458
Umschalter Schema 2/1-polig 0-AUT-0-MAN Einbautiefe 38 mm			**WH25181100C**	547 024 008	**WH26181100C**	547 024 208	**WH27181100C**	547 024 408
			WH25181103C	547 024 038	**WH26181103C**	547 024 238	**WH27181103C**	547 024 438
			WH25181104C	547 024 048	**WH26181104C**	547 024 248	**WH27181104C**	547 024 448
			WH25181105C	547 024 058	**WH26181105C**	547 024 258	**WH27181105C**	547 024 458
Umschalter Schema 5/1-polig 0-1-2-3 Einbautiefe 49 mm			**WH25181200C**	547 025 008	**WH26181200C**	547 025 208	**WH27181200C**	547 025 408
			WH25181203C	547 025 038	**WH26181203C**	547 025 238	**WH27181203C**	547 025 438
			WH25181204C	547 025 048	**WH26181204C**	547 025 248	**WH27181204C**	547 025 448
			WH25181205C	547 025 058	**WH26181205C**	547 025 258	**WH27181205C**	547 025 458

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20180500A	547 320 003
WH20180503A	547 320 033
WH20180504A	547 320 043
WH20180505A	547 320 953
WH20181000A	547 323 003
WH20181003A	547 323 033
WH20181004A	547 323 043
WH20181005A	547 323 953
WH20181100A	547 324 003
WH20181103A	547 324 033
WH20181104A	547 324 043
WH20181105A	547 324 953
WH20181200A	547 325 003
WH20181203A	547 325 033
WH20181204A	547 325 043
WH20181205A	547 325 953



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20180500B	547 620 003
WH20180503B	547 620 033
WH20180504B	547 620 043
WH20180505B	547 620 953
WH20181000B	547 623 003
WH20181003B	547 623 033
WH20181004B	547 623 043
WH20181005B	547 623 953
WH20181100B	547 624 003
WH20181103B	547 624 033
WH20181104B	547 624 043
WH20181105B	547 624 953
WH20181200B	547 625 003
WH20181203B	547 625 033
WH20181204B	547 625 043
WH20181205B	547 625 953



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH23180500Q	267 670 003
WH23180503Q	267 670 033
WH23180504Q	267 670 043
WH23180505Q	267 670 953
WH23181000Q	267 668 003
WH23181003Q	267 668 033
WH23181004Q	267 668 043
WH23181005Q	267 668 953
WH23181100Q	267 669 003
WH23181103Q	267 669 033
WH23181104Q	267 669 043
WH23181105Q	267 669 953
WH23181200Q	267 673 003
WH23181203Q	267 673 033
WH23181204Q	267 673 043
WH23181205Q	267 673 953



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 64 mm

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~ mit Schraubklemmen, Typ Kraus & Naimer Blue Line		Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Wechselschalter Schema 3/1-polig Einbautiefe 38 mm			**WH25180600C**	547 030 008	**WH26180600C**	547 030 208	**WH27180600C**	547 030 408
			WH25180603C	547 030 038	**WH26180603C**	547 030 238	**WH27180603C**	547 030 438
			WH25180604C	547 030 048	**WH26180604C**	547 030 248	**WH27180604C**	547 030 448
			WH25180605C	547 030 058	**WH26180605C**	547 030 258	**WH27180605C**	547 030 458
Serieschalter Schema 1/1-polig Einbautiefe 38 mm			**WH25180400C**	547 010 008	**WH26180400C**	547 010 208	**WH27180400C**	547 010 408
			WH25180403C	547 010 038	**WH26180403C**	547 010 238	**WH27180403C**	547 010 438
			WH25180404C	547 010 048	**WH26180404C**	547 010 248	**WH27180404C**	547 010 448
			WH25180405C	547 010 058	**WH26180405C**	547 010 258	**WH27180405C**	547 010 458
Schwenktaster, Schliesser 1-polig Einbautiefe 38 mm			**WH25180700C**	547 051 008	**WH26180700C**	547 051 208	**WH27180700C**	547 051 408
			WH25180703C	547 051 038	**WH26180703C**	547 051 238	**WH27180703C**	547 051 438
			WH25180704C	547 051 048	**WH26180704C**	547 051 248	**WH27180704C**	547 051 448
			WH25180705C	547 051 058	**WH26180705C**	547 051 258	**WH27180705C**	547 051 458
Schwenktaster, Schliesser 2-polig Einbautiefe 38 mm			**WH25180800C**	547 052 008	**WH26180800C**	547 052 208	**WH27180800C**	547 052 408
			WH25180803C	547 052 038	**WH26180803C**	547 052 238	**WH27180803C**	547 052 438
			WH25180804C	547 052 048	**WH26180804C**	547 052 248	**WH27180804C**	547 052 448
			WH25180805C	547 052 058	**WH26180805C**	547 052 258	**WH27180805C**	547 052 458
Schwenktaster, Wechsler Einbautiefe 38 mm			**WH25180900C**	547 061 008	**WH26180900C**	547 061 208	**WH27180900C**	547 061 408
			WH25180903C	547 061 038	**WH26180903C**	547 061 238	**WH27180903C**	547 061 438
			WH25180904C	547 061 048	**WH26180904C**	547 061 248	**WH27180904C**	547 061 448
			WH25180905C	547 061 058	**WH26180905C**	547 061 258	**WH27180905C**	547 061 458

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20180600A	547 330 003	**WH20180600B**	547 630 003	**WH23180600Q**	267 671 003
WH20180603A	547 330 033	**WH20180603B**	547 630 033	**WH23180603Q**	267 671 033
WH20180604A	547 330 043	**WH20180604B**	547 630 043	**WH23180604Q**	267 671 043
WH20180605A	547 330 953	**WH20180605B**	547 630 953	**WH23180605Q**	267 671 953
WH20180400A	547 310 003	**WH20180400B**	547 610 003	**WH23180400Q**	267 667 003
WH20180403A	547 310 033	**WH20180403B**	547 610 033	**WH23180403Q**	267 667 033
WH20180404A	547 310 043	**WH20180404B**	547 610 043	**WH23180404Q**	267 667 043
WH20180405A	547 310 953	**WH20180405B**	547 610 953	**WH23180405Q**	267 667 953
WH20180700A	547 351 003	**WH20180700B**	547 651 003	**WH23180700Q**	267 053 003
WH20180703A	547 351 033	**WH20180703B**	547 651 033	**WH23180703Q**	267 053 033
WH20180704A	547 351 043	**WH20180704B**	547 651 043	**WH23180704Q**	267 053 043
WH20180705A	547 351 953	**WH20180705B**	547 651 953	**WH23180705Q**	267 053 953
WH20180800A	547 352 003	**WH20180800B**	547 652 003	**WH23180800Q**	267 663 003
WH20180803A	547 352 033	**WH20180803B**	547 652 033	**WH23180803Q**	267 663 033
WH20180804A	547 352 043	**WH20180804B**	547 652 043	**WH23180804Q**	267 663 043
WH20180805A	547 352 953	**WH20180805B**	547 652 953	**WH23180805Q**	267 663 953
WH20180900A	547 361 003	**WH20180900B**	547 661 003	**WH23180900Q**	267 063 003
WH20180903A	547 361 033	**WH20180903B**	547 661 033	**WH23180903Q**	267 063 033
WH20180904A	547 361 043	**WH20180904B**	547 661 043	**WH23180904Q**	267 063 043
WH20180905A	547 361 953	**WH20180905B**	547 661 953	**WH23180905Q**	267 063 953

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung Drehschalter für Rauchabzug 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~ mit Schraubklemmen, Typ Kraus & Naimer Blue Line		Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Ausschalter Schema 0/1-polig, Beschriftung Deutsch Einbautiefe 38 mm			**WH25181300C**	547 031 008	**WH26181300C**	547 031 208	**WH27181300C**	547 031 408
Ausschalter Schema 0/1-polig, Beschriftung Französisch Einbautiefe 38 mm			**WH25181400C**	547 032 008	**WH26181400C**	547 032 208	**WH27181400C**	547 032 408
Ausschalter Schema 0/1-polig, Beschriftung Italienisch Einbautiefe 38 mm			**WH25181500C**	547 033 008	**WH26181500C**	547 033 208	**WH27181500C**	547 033 408

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: ☐ 00
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH23181300Q	267 034 003
WH23181400Q	267 035 003
WH23181500Q	267 036 003

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung		Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
NOT-AUS Taster mit Verriegelung, 250 V~ Einbautiefe 35 mm, 1 Schliess- und 1 Öffnerkontakt			**WH25390200C**	547 390 008	**WH26390200C**	547 390 208	**WH27390200C**	547 390 408
			WH25390203C	547 390 038	**WH26390203C**	547 390 238	**WH27390203C**	547 390 438
			WH25390204C	547 390 048	**WH26390204C**	547 390 248	**WH27390204C**	547 390 448
			WH25390205C	547 390 058	**WH26390205C**	547 390 258	**WH27390205C**	547 390 458
NOT-AUS Schlüssel-Taster mit Verriegelung, 250 V~ mit 2 Schlüsseln, Einbautiefe 35 mm, 1 Schliess- und 1 Öffnerkontakt			**WH25390300C**	547 380 008	**WH27390300C**	547 380 408	**WH27390300C**	547 380 408
			WH25390303C	547 380 038	**WH27390303C**	547 380 438	**WH27390303C**	547 380 438
			WH25390304C	547 380 048	**WH27390304C**	547 380 448	**WH27390304C**	547 380 448
			WH25390305C	547 380 058	**WH27390305C**	547 380 458	**WH27390305C**	547 380 458

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20390200A	547 396 003
WH20390203A	547 396 033
WH20390204A	547 396 043
WH20390205A	547 396 953

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20390300A	547 386 003
WH20390303A	547 386 033
WH20390304A	547 386 043
WH20390305A	547 386 953



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20390200B	547 393 003
WH20390203B	547 393 033
WH20390204B	547 393 043
WH20390205B	547 393 953

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20390300B	547 383 003
WH20390303B	547 383 033
WH20390304B	547 383 043
WH20390305B	547 383 953

Baukasten - Ersatzteile
Front

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20390200H	378 118 003
WH20390203H	378 118 033
WH20390204H	378 118 043
WH20390205H	378 118 953

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20390200H	378 118 003
WH20390203H	378 118 033
WH20390204H	378 118 043
WH20390205H	378 118 953






Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 64 mm


Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH23390200Q	547 391 003
WH23390203Q	547 391 033
WH23390204Q	547 391 043
WH23390205Q	547 391 953

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH23390300Q	547 381 003
WH23390303Q	547 381 033
WH23390304Q	547 381 043
WH23390305Q	547 381 953

▶ Seite 596

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH20180100H	**Baukasten,** Ersatzteil, Front - Drehschalter - 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~ - mit Schraubklemmen				
	Front Drehschalter Sch 0, Ultraweiss	38 mm	1	**WH20180100H**	378 120 003
	Front Drehschalter Sch 0, Lichtgrau	38 mm	1	**WH20180103H**	378 120 033
	Front Drehschalter Sch 0, Anthrazit	38 mm	1	**WH20180104H**	378 120 043
	Front Drehschalter Sch 0, Schwarz	38 mm	1	**WH20180105H**	378 120 953
	Front Drehschalter Sch 0, Beige	38 mm	1	**WH20180107H**	378 120 913
	Front Drehschalter Sch 0, Braun	38 mm	1	**WH20180109H**	378 120 993
 WH20180400H	**Baukasten,** Ersatzteil, Front - Drehschalter - 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~ - mit Schraubklemmen				
	Front Drehschalter Sch 1, Ultraweiss	38 mm	1	**WH20180400H**	378 121 003
	Front Drehschalter Sch 1, Lichtgrau	38 mm	1	**WH20180403H**	378 121 033
	Front Drehschalter Sch 1, Anthrazit	38 mm	1	**WH20180404H**	378 121 043
	Front Drehschalter Sch 1, Schwarz	38 mm	1	**WH20180405H**	378 121 953
	Front Drehschalter Sch 1, Beige	38 mm	1	**WH20180407H**	378 121 913
	Front Drehschalter Sch 1, Braun	38 mm	1	**WH20180409H**	378 121 993
 WH20180500H	**Baukasten,** Ersatzteil, Front - Drehschalter - 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~ - mit Schraubklemmen				
	Front Drehschalter Sch 2, Ultraweiss	38 mm	1	**WH20180500H**	378 122 003
	Front Drehschalter Sch 2, Lichtgrau	38 mm	1	**WH20180503H**	378 122 033
	Front Drehschalter Sch 2, Anthrazit	38 mm	1	**WH20180504H**	378 122 043
	Front Drehschalter Sch 2, Schwarz	38 mm	1	**WH20180505H**	378 122 953
	Front Drehschalter Sch 2, Beige	38 mm	1	**WH20180507H**	378 122 913
	Front Drehschalter Sch 2, Braun	38 mm	1	**WH20180509H**	378 122 993
 WH20180600H	**Baukasten,** Ersatzteil, Front - Drehschalter - 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~ - mit Schraubklemmen				
	Front Drehschalter Sch 3, Ultraweiss	38 mm	1	**WH20180600H**	378 123 003
	Front Drehschalter Sch 3, Lichtgrau	38 mm	1	**WH20180603H**	378 123 033
	Front Drehschalter Sch 3, Anthrazit	38 mm	1	**WH20180604H**	378 123 043
	Front Drehschalter Sch 3, Schwarz	38 mm	1	**WH20180605H**	378 123 953
	Front Drehschalter Sch 3, Beige	38 mm	1	**WH20180607H**	378 123 913
	Front Drehschalter Sch 3, Braun	38 mm	1	**WH20180609H**	378 123 993

▶ Seite 596



WH20181200H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Drehschalter
- 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~
- mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Front Drehschalter Sch 5, Ultraweiss	38 mm	1	**WH20181200H**	378 190 003
Front Drehschalter Sch 5, Lichtgrau	38 mm	1	**WH20181203H**	378 190 033
Front Drehschalter Sch 5, Anthrazit	38 mm	1	**WH20181204H**	378 190 043
Front Drehschalter Sch 5, Schwarz	38 mm	1	**WH20181205H**	378 190 953
Front Drehschalter Sch 5, Beige	38 mm	1	**WH20181207H**	378 190 913
Front Drehschalter Sch 5, Braun	38 mm	1	**WH20181209H**	378 190 993



WH20181000H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Drehschalter
- 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~
- mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Front Drehschalter Sch 2 0-Auto-0-Hand, Ultraweiss	38 mm	1	**WH20181000H**	378 126 003
Front Drehschalter Sch 2 0-Auto-0-Hand, Lichtgrau	38 mm	1	**WH20181003H**	378 126 033
Front Drehschalter Sch 2 0-Auto-0-Hand, Anthrazit	38 mm	1	**WH20181004H**	378 126 043
Front Drehschalter Sch 2 0-Auto-0-Hand, Schwarz	38 mm	1	**WH20181005H**	378 126 953
Front Drehschalter Sch 2 0-Auto-0-Hand, Beige	38 mm	1	**WH20181007H**	378 126 913
Front Drehschalter Sch 2 0-Auto-0-Hand, Braun	38 mm	1	**WH20181009H**	378 126 993



WH20181100H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Drehschalter
- 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~
- mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Front Drehschalter Sch 2 0-Auto-0-Man, Ultraweiss	38 mm	1	**WH20181100H**	378 127 003
Front Drehschalter Sch 2 0-Auto-0-Man, Lichtgrau	38 mm	1	**WH20181103H**	378 127 033
Front Drehschalter Sch 2 0-Auto-0-Man, Anthrazit	38 mm	1	**WH20181104H**	378 127 043
Front Drehschalter Sch 2 0-Auto-0-Man, Schwarz	38 mm	1	**WH20181105H**	378 127 953
Front Drehschalter Sch 2 0-Auto-0-Man, Beige	38 mm	1	**WH20181107H**	378 127 913
Front Drehschalter Sch 2 0-Auto-0-Man, Braun	38 mm	1	**WH20181109H**	378 127 993

▶ Seite 596



WH20180700H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Drehschalter
- 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~
- mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Front Schwenktaster Schliesser weiss, Ultraweiss	38 mm	1	**WH20180700H**	378 124 003
Front Schwenktaster Schliesser weiss, Lichtgrau	38 mm	1	**WH20180703H**	378 124 033
Front Schwenktaster Schliesser weiss, Anthrazit	38 mm	1	**WH20180704H**	378 124 043
Front Schwenktaster Schliesser weiss, Schwarz	38 mm	1	**WH20180705H**	378 124 953
Front Schwenktaster Schliesser weiss, Beige	38 mm	1	**WH20180707H**	378 124 913
Front Schwenktaster Schliesser weiss, Braun	38 mm	1	**WH20180709H**	378 124 993



WH20180900H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Drehschalter
- 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~
- mit Schraubklemmen

Front Schwenktaster Wechsler, Ultraweiss	38 mm	1	**WH20180900H**	378 150 003
Front Schwenktaster Wechsler, Lichtgrau	38 mm	1	**WH20180903H**	378 150 033
Front Schwenktaster Wechsler, Anthrazit	38 mm	1	**WH20180904H**	378 150 043
Front Schwenktaster Wechsler, Schwarz	38 mm	1	**WH20180905H**	378 150 953
Front Schwenktaster Wechsler, Beige	38 mm	1	**WH20180907H**	378 150 913
Front Schwenktaster Wechsler, Braun	38 mm	1	**WH20180909H**	378 150 993

▶ Seite 596



WH10801E

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~ - mit Schraubklemmen				
Ausschalter Schema 0/1P	32 mm	1	**WH101801E**	547 868 003
Ausschalter Schema 0/1P mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH101801F**	547 968 003
Ausschalter Schema 0/2P	32 mm	1	**WH101802E**	547 869 003
Ausschalter Schema 0/2P mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH101802F**	547 969 003
Ausschalter Schema 0/3P	46 mm	1	**WH101803E**	547 870 003
Ausschalter Schema 0/3P mit Befestigungsplatte	46 mm	1	**WH101803F**	547 970 003
Serieschalter Schema 1/1P	46 mm	1	**WH101804E**	547 871 003
Serieschalter Schema 1/1P mit Befestigungsplatte	46 mm	1	**WH101804F**	547 971 003
Umschalter Schema 2/1P	32 mm	1	**WH101805E**	547 872 003
Umschalter Schema 2/1P mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH101805F**	547 972 003
Wechselschalter Schema 3/1P	32 mm	1	**WH101806E**	547 873 003
Wechselschalter Schema 3/1P mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH101806F**	547 973 003
Umschalter Schema 5/1P	32 mm	1	**WH101812E**	547 725 003
Umschalter Schema 5/1P mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH101812F**	547 825 003
Schwenktaster Schliesser 1-polig	32 mm	1	**WH101807E**	547 877 003
Schwenktaster Schliesser 1-polig mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH101807F**	547 874 003
Schwenktaster Wechsler	32 mm	1	**WH101809E**	547 876 003
Schwenktaster Wechsler mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH101809F**	547 976 003

kallysto
Schlüsseldrehschalter mit Zylinder

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung		Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Ausschalter Schema 0/1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH25184100C**	547 101 008	**WH26184100C**	547 101 208	**WH27184100C**	547 101 408
			WH25184103C	547 101 038	**WH26184103C**	547 101 238	**WH27184103C**	547 101 438
			WH25184104C	547 101 048	**WH26184104C**	547 101 248	**WH27184104C**	547 101 448
			WH25184105C	547 101 058	**WH26184105C**	547 101 258	**WH27184105C**	547 101 458
Schema 0/2-polig Einbautiefe 63 mm			**WH25184200C**	547 102 008	**WH26184200C**	547 102 208	**WH27184200C**	547 102 408
			WH25184203C	547 102 038	**WH26184203C**	547 102 238	**WH27184203C**	547 102 438
			WH25184204C	547 102 048	**WH26184204C**	547 102 248	**WH27184204C**	547 102 448
			WH25184205C	547 102 058	**WH26184205C**	547 102 258	**WH27184205C**	547 102 458
Ausschalter Schema 0/3-polig Einbautiefe 77 m			**WH25184300C**	547 103 008	**WH26184300C**	547 103 208	**WH27184300C**	547 103 408
			WH25184303C	547 103 038	**WH26184303C**	547 103 238	**WH27184303C**	547 103 438
			WH25184304C	547 103 048	**WH26184304C**	547 103 248	**WH27184304C**	547 103 448
			WH25184305C	547 103 058	**WH26184305C**	547 103 258	**WH27184305C**	547 103 458

- Typ Kraus & Naimer Blue Line, Sicherheitsschloss Zylinder KABA 8 Typ 1065A

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20184100A	547 401 003	**WH20184100B**	547 701 003
WH20184103A	547 401 033	**WH20184103B**	547 701 033
WH20184104A	547 401 043	**WH20184104B**	547 701 043
WH20184105A	547 401 953	**WH20184105B**	547 701 953
WH20184200A	547 402 003	**WH20184200B**	547 702 003
WH20184203A	547 402 033	**WH20184203B**	547 702 033
WH20184204A	547 402 043	**WH20184204B**	547 702 043
WH20184205A	547 402 953	**WH20184205B**	547 702 953
WH20184300A	547 403 003	**WH20184300B**	547 703 003
WH20184303A	547 403 033	**WH20184303B**	547 703 033
WH20184304A	547 403 043	**WH20184304B**	547 703 043
WH20184305A	547 403 953	**WH20184305B**	547 703 953

kallysto
Schlüsseldrehschalter mit Zylinder

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung		Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Umschalter Schema 2/1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH25184500C**	547 120 008	**WH26184500C**	547 120 208	**WH27184500C**	547 120 408
			WH25184503C	547 120 038	**WH26184503C**	547 120 238	**WH27184503C**	547 120 438
			WH25184504C	547 120 048	**WH26184504C**	547 120 248	**WH27184504C**	547 120 448
			WH25184505C	547 120 058	**WH26184505C**	547 120 258	**WH27184505C**	547 120 458
Umschalter Schema 2/1-polig 0-AUT-0-HAND Einbautiefe 63 mm			**WH25185000C**	547 070 008	**WH26185000C**	547 070 208	**WH27185000C**	547 070 408
			WH25185003C	547 070 038	**WH26185003C**	547 070 238	**WH27185003C**	547 070 438
			WH25185004C	547 070 048	**WH26185004C**	547 070 248	**WH27185004C**	547 070 448
			WH25185005C	547 070 058	**WH26185005C**	547 070 258	**WH27185005C**	547 070 458
Umschalter Schema 2/1-polig 0-AUT-0-MAN Einbautiefe 63 mm			**WH25185100C**	547 071 008	**WH26185100C**	547 071 208	**WH27185100C**	547 071 408
			WH25185103C	547 071 038	**WH26185103C**	547 071 238	**WH27185103C**	547 071 438
			WH25185104C	547 071 048	**WH26185104C**	547 071 248	**WH27185104C**	547 071 448
			WH25185105C	547 071 058	**WH26185105C**	547 071 258	**WH27185105C**	547 071 458

- Typ Kraus & Naimer Blue Line, Sicherheitsschloss Zylinder KABA 8 Typ 1065A

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20184500A	547 420 003	**WH20184500B**	547 720 003
WH20184503A	547 420 033	**WH20184503B**	547 720 033
WH20184504A	547 420 043	**WH20184504B**	547 720 043
WH20184505A	547 420 953	**WH20184505B**	547 720 953
WH20185000A	547 370 003	**WH20185000B**	547 670 003
WH20185003A	547 370 033	**WH20185003B**	547 670 033
WH20185004A	547 370 043	**WH20185004B**	547 670 043
WH20185005A	547 370 953	**WH20185005B**	547 670 953
WH20185100A	547 371 003	**WH20185100B**	547 671 003
WH20185103A	547 371 033	**WH20185103B**	547 671 033
WH20185104A	547 371 043	**WH20185104B**	547 671 043
WH20185105A	547 371 953	**WH20185105B**	547 671 953

kallysto
Schlüsseldrehschalter mit Zylinder

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung		Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Wechselschalter Schema 3/1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH25184600C**	547 130 008	**WH26184600C**	547 130 208	**WH27184600C**	547 130 408
			WH25184603C	547 130 038	**WH26184603C**	547 130 238	**WH27184603C**	547 130 438
			WH25184604C	547 130 048	**WH26184604C**	547 130 248	**WH27184604C**	547 130 448
			WH25184605C	547 130 058	**WH26184605C**	547 130 258	**WH27184605C**	547 130 458
Serieschalter Schema 1/1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH25184400C**	547 110 008	**WH26184400C**	547 110 208	**WH27184400C**	547 110 408
			WH25184403C	547 110 038	**WH26184403C**	547 110 238	**WH27184403C**	547 110 438
			WH25184404C	547 110 048	**WH26184404C**	547 110 248	**WH27184404C**	547 110 448
			WH25184405C	547 110 058	**WH26184405C**	547 110 258	**WH27184405C**	547 110 458
Schwenktaster Schliesser 1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH25184700C**	547 151 008	**WH26184700C**	547 151 208	**WH27184700C**	547 151 408
			WH25184703C	547 151 038	**WH26184703C**	547 151 238	**WH27184703C**	547 151 438
			WH25184704C	547 151 048	**WH26184704C**	547 151 248	**WH27184704C**	547 151 448
			WH25184705C	547 151 058	**WH26184705C**	547 151 258	**WH27184705C**	547 151 458
Schwenktaster Schliesser 2-polig Einbautiefe 63 mm			**WH25184800C**	547 152 008	**WH26184800C**	547 152 208	**WH27184800C**	547 152 408
			WH25184803C	547 152 038	**WH26184803C**	547 152 238	**WH27184803C**	547 152 438
			WH25184804C	547 152 048	**WH26184804C**	547 152 248	**WH27184804C**	547 152 448
			WH25184805C	547 152 058	**WH26184805C**	547 152 258	**WH27184805C**	547 152 458
Schwenktaster Wechsler, Einbautiefe 63 mm			**WH25184900C**	547 161 008	**WH26184900C**	547 161 208	**WH27184900C**	547 161 408
			WH25184903C	547 161 038	**WH26184903C**	547 161 238	**WH27184903C**	547 161 438
			WH25184904C	547 161 048	**WH26184904C**	547 161 248	**WH27184904C**	547 161 448
			WH25184905C	547 161 058	**WH26184905C**	547 161 258	**WH27184905C**	547 161 458

- Typ Kraus & Naimer Blue Line, Sicherheitsschloss Zylinder KABA 8 Typ 1065A

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20184600A	547 430 003	**WH20184600B**	547 730 003
WH20184603A	547 430 033	**WH20184603B**	547 730 033
WH20184604A	547 430 043	**WH20184604B**	547 730 043
WH20184605A	547 430 953	**WH20184605B**	547 730 953
WH20184400A	547 410 003	**WH20184400B**	547 710 003
WH20184403A	547 410 033	**WH20184403B**	547 710 033
WH20184404A	547 410 043	**WH20184404B**	547 710 043
WH20184405A	547 410 953	**WH20184405B**	547 710 953
WH20184700A	547 451 003	**WH20184700B**	547 751 003
WH20184703A	547 451 033	**WH20184703B**	547 751 033
WH20184704A	547 451 043	**WH20184704B**	547 751 043
WH20184705A	547 451 953	**WH20184705B**	547 751 953
WH20184800A	547 452 003	**WH20184800B**	547 752 003
WH20184803A	547 452 033	**WH20184803B**	547 752 033
WH20184804A	547 452 043	**WH20184804B**	547 752 043
WH20184805A	547 452 953	**WH20184805B**	547 752 953
WH20184900A	547 461 003	**WH20184900B**	547 761 003
WH20184903A	547 461 033	**WH20184903B**	547 761 033
WH20184904A	547 461 043	**WH20184904B**	547 761 043
WH20184905A	547 461 953	**WH20184905B**	547 761 953

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung		Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Ausschalter Schema 0/1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH25186100C**	547 201 008	**WH26186100C**	547 201 208	**WH27186100C**	547 201 408
			WH25186103C	547 201 038	**WH26186103C**	547 201 238	**WH27186103C**	547 201 438
			WH25186104C	547 201 048	**WH26186104C**	547 201 248	**WH27186104C**	547 201 448
			WH25186105C	547 201 058	**WH26186105C**	547 201 258	**WH27186105C**	547 201 458
Ausschalter Schema 0/2-polig Einbautiefe 63 mm			**WH25186200C**	547 202 008	**WH26186200C**	547 202 208	**WH27186200C**	547 202 408
			WH25186203C	547 202 038	**WH26186203C**	547 202 238	**WH27186203C**	547 202 438
			WH25186204C	547 202 048	**WH26186204C**	547 202 248	**WH27186204C**	547 202 448
			WH25186205C	547 202 058	**WH26186205C**	547 202 258	**WH27186205C**	547 202 458
Ausschalter Schema 0/3-polig Einbautiefe 77 m			**WH25186300C**	547 203 008	**WH26186300C**	547 203 208	**WH27186300C**	547 203 408
			WH25186303C	547 203 038	**WH26186303C**	547 203 238	**WH27186303C**	547 203 438
			WH25186304C	547 203 048	**WH26186304C**	547 203 248	**WH27186304C**	547 203 448
			WH25186305C	547 203 058	**WH26186305C**	547 203 258	**WH27186305C**	547 203 458

- Typ Kraus & Naimer Blue Line, für Schliessplananlagen z.B. Kaba 8 -> Typ 1065A, B, D ; Kaba 8, 20, Gemini S und Star -> Typ 1262 (Nachfolgetyp von 1062) A, B, C, D, und T ; Keso Typ Nr. 16052.204.00.2H

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20186100A	547 501 003	**WH20186100B**	547 801 003
WH20186103A	547 501 033	**WH20186103B**	547 801 033
WH20186104A	547 501 043	**WH20186104B**	547 801 043
WH20186105A	547 501 953	**WH20186105B**	547 801 953
WH20186200A	547 502 003	**WH20186200B**	547 802 003
WH20186203A	547 502 033	**WH20186203B**	547 802 033
WH20186204A	547 502 043	**WH20186204B**	547 802 043
WH20186205A	547 502 953	**WH20186205B**	547 802 953
WH20186300A	547 503 003	**WH20186300B**	547 803 003
WH20186303A	547 503 033	**WH20186303B**	547 803 033
WH20186304A	547 503 043	**WH20186304B**	547 803 043
WH20186305A	547 503 953	**WH20186305B**	547 803 953

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung		Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Umschalter Schema 2/1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH25186500C**	547 220 008	**WH26186500C**	547 220 208	**WH27186500C**	547 220 408
			WH25186503C	547 220 038	**WH26186503C**	547 220 238	**WH27186503C**	547 220 438
			WH25186504C	547 220 048	**WH26186504C**	547 220 248	**WH27186504C**	547 220 448
			WH25186505C	547 220 058	**WH26186505C**	547 220 258	**WH27186505C**	547 220 458
Umschalter Schema 2/1-polig 0-AUT-0-HAND Einbautiefe 63 mm			**WH25187000C**	547 170 008	**WH26187000C**	547 170 208	**WH27187000C**	547 170 408
			WH25187003C	547 170 038	**WH26187003C**	547 170 238	**WH27187003C**	547 170 438
			WH25187004C	547 170 048	**WH26187004C**	547 170 248	**WH27187004C**	547 170 448
			WH25187005C	547 170 058	**WH26187005C**	547 170 258	**WH27187005C**	547 170 458
Umschalter Schema 2/1-polig 0-AUT-0-MAN Einbautiefe 63 mm			**WH25187100C**	547 171 008	**WH26187100C**	547 171 208	**WH27187100C**	547 171 408
			WH25187103C	547 171 038	**WH26187103C**	547 171 238	**WH27187103C**	547 171 438
			WH25187104C	547 171 048	**WH26187104C**	547 171 248	**WH27187104C**	547 171 448
			WH25187105C	547 171 058	**WH26187105C**	547 171 258	**WH27187105C**	547 171 458

- Typ Kraus & Naimer Blue Line, für Schliessplananlagen z.B. Kaba 8 -> Typ 1065A, B, D ; Kaba 8, 20, Gemini S und Star -> Typ 1262 (Nachfolgetyp von 1062) A, B, C, D, und T ; Keso Typ Nr. 16052.204.00.2H

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20186500A	547 520 003	**WH20186500B**	547 820 003
WH20186503A	547 520 033	**WH20186503B**	547 820 033
WH20186504A	547 520 043	**WH20186504B**	547 820 043
WH20186505A	547 520 953	**WH20186505B**	547 820 953
WH20187000A	547 470 003	**WH20187000B**	547 770 003
WH20187003A	547 470 033	**WH20187003B**	547 770 033
WH20187004A	547 470 043	**WH20187004B**	547 770 043
WH20187005A	547 470 953	**WH20187005B**	547 770 953
WH20187100A	547 471 003	**WH20187100B**	547 771 003
WH20187103A	547 471 033	**WH20187103B**	547 771 033
WH20187104A	547 471 043	**WH20187104B**	547 771 043
WH20187105A	547 471 953	**WH20187105B**	547 771 953

kallysto
Schlüsseldrehschalter ohne Zylinder

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung Schlüsseldrehschalter/Schlüsselschwenktaster ohne Zylinder 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~		Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Wechselschalter Schema 3/1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH25186600C**	547 230 008	**WH26186600C**	547 230 208	**WH27186600C**	547 230 408
			WH25186603C	547 230 038	**WH26186603C**	547 230 238	**WH27186603C**	547 230 438
			WH25186604C	547 230 048	**WH26186604C**	547 230 248	**WH27186604C**	547 230 448
			WH25186605C	547 230 058	**WH26186605C**	547 230 258	**WH27186605C**	547 230 458
Serieschalter Schema 1/1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH25186400C**	547 210 008	**WH26186400C**	547 210 208	**WH27186400C**	547 210 408
			WH25186403C	547 210 038	**WH26186403C**	547 210 238	**WH27186403C**	547 210 438
			WH25186404C	547 210 048	**WH26186404C**	547 210 248	**WH27186404C**	547 210 448
			WH25186405C	547 210 058	**WH26186405C**	547 210 258	**WH27186405C**	547 210 458
Schwenktaster Schliesser 1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH25186700C**	547 251 008	**WH26186700C**	547 251 208	**WH27186700C**	547 251 408
			WH25186703C	547 251 038	**WH26186703C**	547 251 238	**WH27186703C**	547 251 438
			WH25186704C	547 251 048	**WH26186704C**	547 251 248	**WH27186704C**	547 251 448
			WH25186705C	547 251 058	**WH26186705C**	547 251 258	**WH27186705C**	547 251 458
Schwenktaster Schliesser 2-polig Einbautiefe 63 mm			**WH25186800C**	547 252 008	**WH26186800C**	547 252 208	**WH27186800C**	547 252 408
			WH25186803C	547 252 038	**WH26186803C**	547 252 238	**WH27186803C**	547 252 438
			WH25186804C	547 252 048	**WH26186804C**	547 252 248	**WH27186804C**	547 252 448
			WH25186805C	547 252 058	**WH26186805C**	547 252 258	**WH27186805C**	547 252 458
Schwenktaster Wechsler, Einbautiefe 63 mm			**WH25186900C**	547 261 008	**WH26186900C**	547 261 208	**WH27186900C**	547 261 408
			WH25186903C	547 261 038	**WH26186903C**	547 261 238	**WH27186903C**	547 261 438
			WH25186904C	547 261 048	**WH26186904C**	547 261 248	**WH27186904C**	547 261 448
			WH25186905C	547 261 058	**WH26186905C**	547 261 258	**WH27186905C**	547 261 458

- Typ Kraus & Naimer Blue Line, für Schliessplananlagen z.B. Kaba 8 -> Typ 1065A, B, D ; Kaba 8, 20, Gemini S und Star -> Typ 1262 (Nachfolgetyp von 1062) A, B, C, D, und T ; Keso Typ Nr. 16052.204.00.2H

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596




Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm


Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20186600A	547 530 003	**WH20186600B**	547 830 003
WH20186603A	547 530 033	**WH20186603B**	547 830 033
WH20186604A	547 530 043	**WH20186604B**	547 830 043
WH20186605A	547 530 953	**WH20186605B**	547 830 953
WH20186400A	547 510 003	**WH20186400B**	547 810 003
WH20186403A	547 510 033	**WH20186403B**	547 810 033
WH20186404A	547 510 043	**WH20186404B**	547 810 043
WH20186405A	547 510 953	**WH20186405B**	547 810 953
WH20186700A	547 551 003	**WH20186700B**	547 851 003
WH20186703A	547 551 033	**WH20186703B**	547 851 033
WH20186704A	547 551 043	**WH20186704B**	547 851 043
WH20186705A	547 551 953	**WH20186705B**	547 851 953
WH20186800A	547 552 003	**WH20186800B**	547 852 003
WH20186803A	547 552 033	**WH20186803B**	547 852 033
WH20186804A	547 552 043	**WH20186804B**	547 852 043
WH20186805A	547 552 953	**WH20186805B**	547 852 953
WH20186900A	547 561 003	**WH20186900B**	547 861 003
WH20186903A	547 561 033	**WH20186903B**	547 861 033
WH20186904A	547 561 043	**WH20186904B**	547 861 043
WH20186905A	547 561 953	**WH20186905B**	547 861 953

▶ Seite 596




WH20184100H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front - Schlüsseldrehschalter/Schlüsselschwenktaster mit Zylinder				
Front Schlüsselschalter Sch 0, Ultraweiss	63 mm	1	**WH20184100H**	378 128 003
Front Schlüsselschalter Sch 0, Lichtgrau	63 mm	1	**WH20184103H**	378 128 033
Front Schlüsselschalter Sch 0, Anthrazit	63 mm	1	**WH20184104H**	378 128 043
Front Schlüsselschalter Sch 0, Schwarz	63 mm	1	**WH20184105H**	378 128 953
Front Schlüsselschalter Sch 0, Beige	63 mm	1	**WH20184107H**	378 128 913
Front Schlüsselschalter Sch 0, Braun	63 mm	1	**WH20184109H**	378 128 993



WH20184400H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front - Schlüsseldrehschalter/Schlüsselschwenktaster mit Zylinder				
Front Schlüsselschalter Sch 1, Ultraweiss	38 mm	1	**WH20184400H**	378 129 003
Front Schlüsselschalter Sch 1, Lichtgrau	38 mm	1	**WH20184403H**	378 129 033
Front Schlüsselschalter Sch 1, Anthrazit	38 mm	1	**WH20184404H**	378 129 043
Front Schlüsselschalter Sch 1, Schwarz	38 mm	1	**WH20184405H**	378 129 953
Front Schlüsselschalter Sch 1, Beige	38 mm	1	**WH20184407H**	378 129 913
Front Schlüsselschalter Sch 1, Braun	38 mm	1	**WH20184409H**	378 129 993



WH20184500H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front - Schlüsseldrehschalter/Schlüsselschwenktaster mit Zylinder				
Front Schlüsselschalter Sch 2, Ultraweiss	38 mm	1	**WH20184500H**	378 130 003
Front Schlüsselschalter Sch 2, Lichtgrau	38 mm	1	**WH20184503H**	378 130 033
Front Schlüsselschalter Sch 2, Anthrazit	38 mm	1	**WH20184504H**	378 130 043
Front Schlüsselschalter Sch 2, Schwarz	38 mm	1	**WH20184505H**	378 130 953
Front Schlüsselschalter Sch 2, Beige	38 mm	1	**WH20184507H**	378 130 913
Front Schlüsselschalter Sch 2, Braun	38 mm	1	**WH20184509H**	378 130 993



WH20184600H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front - Schlüsseldrehschalter/Schlüsselschwenktaster mit Zylinder				
Front Schlüsselschalter Sch 3, Ultraweiss	38 mm	1	**WH20184600H**	378 131 003
Front Schlüsselschalter Sch 3, Lichtgrau	38 mm	1	**WH20184603H**	378 131 033
Front Schlüsselschalter Sch 3, Anthrazit	38 mm	1	**WH20184604H**	378 131 043
Front Schlüsselschalter Sch 3, Schwarz	38 mm	1	**WH20184605H**	378 131 953
Front Schlüsselschalter Sch 3, Beige	38 mm	1	**WH20184607H**	378 131 913
Front Schlüsselschalter Sch 3, Braun	38 mm	1	**WH20184609H**	378 131 993

▶ Seite 596




WH20185000H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front - Schlüsseldrehschalter/Schlüsselschwenktaster mit Zylinder				
Front Schlüsselschalter Sch 2 0-Auto-0-Hand, Ultraweiss	38 mm	1	**WH20185000H**	378 134 003
Front Schlüsselschalter Sch 2 0-Auto-0-Hand, Lichtgrau	38 mm	1	**WH20185003H**	378 134 033
Front Schlüsselschalter Sch 2 0-Auto-0-Hand, Anthrazit	38 mm	1	**WH20185004H**	378 134 043
Front Schlüsselschalter Sch 2 0-Auto-0-Hand, Schwarz	38 mm	1	**WH20185005H**	378 134 953
Front Schlüsselschalter Sch 2 0-Auto-0-Hand, Beige	38 mm	1	**WH20185007H**	378 134 913
Front Schlüsselschalter Sch 2 0-Auto-0-Hand, Braun	38 mm	1	**WH20185009H**	378 134 993



WH20185100H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front - Schlüsseldrehschalter/Schlüsselschwenktaster mit Zylinder				
Front Schlüsselschalter Sch 2 0-Auto-0-Man, Ultraweiss	38 mm	1	**WH20185100H**	378 135 003
Front Schlüsselschalter Sch 2 0-Auto-0-Man, Lichtgrau	38 mm	1	**WH20185103H**	378 135 033
Front Schlüsselschalter Sch 2 0-Auto-0-Man, Anthrazit	38 mm	1	**WH20185104H**	378 135 043
Front Schlüsselschalter Sch 2 0-Auto-0-Man, Schwarz	38 mm	1	**WH20185105H**	378 135 953
Front Schlüsselschalter Sch 2 0-Auto-0-Man, Beige	38 mm	1	**WH20185107H**	378 135 913
Front Schlüsselschalter Sch 2 0-Auto-0-Man, Braun	38 mm	1	**WH20185109H**	378 135 993



WH20184700H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front - Schlüsseldrehschalter/Schlüsselschwenktaster mit Zylinder				
Front Schlüsselschwenktaster Schliesser, Ultraweiss	38 mm	1	**WH20184700H**	378 132 003
Front Schlüsselschwenktaster Schliesser, Lichtgrau	38 mm	1	**WH20184703H**	378 132 033
Front Schlüsselschwenktaster Schliesser, Anthrazit	38 mm	1	**WH20184704H**	378 132 043
Front Schlüsselschwenktaster Schliesser, Schwarz	38 mm	1	**WH20184705H**	378 132 953
Front Schlüsselschwenktaster Schliesser, Beige	38 mm	1	**WH20184707H**	378 132 913
Front Schlüsselschwenktaster Schliesser, Braun	38 mm	1	**WH20184709H**	378 132 993

▶ Seite 596



WH20184900H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front				
- Schlüsseldrehschalter/Schlüsselschwenktaster mit Zylinder				
Front Schlüsselschwenktaster Wechsler, Ultraweiss	38 mm	1	**WH20184900H**	378 133 003
Front Schlüsselschwenktaster Wechsler, Lichtgrau	38 mm	1	**WH20184903H**	378 133 033
Front Schlüsselschwenktaster Wechsler, Anthrazit	38 mm	1	**WH20184904H**	378 133 043
Front Schlüsselschwenktaster Wechsler, Schwarz	38 mm	1	**WH20184905H**	378 133 953
Front Schlüsselschwenktaster Wechsler, Beige	38 mm	1	**WH20184907H**	378 133 913
Front Schlüsselschwenktaster Wechsler, Braun	38 mm	1	**WH20184909H**	378 133 993

▶ Seite 596


WH101841E

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - Schlüsseldrehschalter/Schlüsselschwenktaster mit Zylinder - 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~ - mit Schraubklemmen				
Ausschalter Schema 0/1P	63 mm	1	**WH101841E**	547 877 003
Ausschalter Schema 0/1P mit Befestigungsplatte	63 mm	1	**WH101841F**	547 977 003
Ausschalter Schema 0/2P	63 mm	1	**WH101842E**	547 878 003
Ausschalter Schema 0/2P mit Befestigungsplatte	63 mm	1	**WH101842F**	547 978 003
Ausschalter Schema 0/3P	77 mm	1	**WH101843E**	547 879 003
Ausschalter Schema 0/3P mit Befestigungsplatte	77 mm	1	**WH101843F**	547 979 003
Serieschalter Schema 1/1P	77 mm	1	**WH101844E**	547 880 003
Serieschalter Schema 1/1P mit Befestigungsplatte	77 mm	1	**WH101844F**	547 980 003
Umschalter Schema 2/1P	63 mm	1	**WH101845E**	547 881 003
Umschalter Schema 2/1P mit Befestigungsplatte	63 mm	1	**WH101845F**	547 981 003
Wechselschalter Schema 3/1P	63 mm	1	**WH101846E**	547 882 003
Wechselschalter Schema 3/1P mit Befestigungsplatte	63 mm	1	**WH101846F**	547 982 003
Schwenktaster Schliesser 1-polig	32 mm	1	**WH101847E**	547 883 003
Schwenktaster Schliesser 1-polig mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH101847F**	547 983 003
Schwenktaster Wechsler	32 mm	1	**WH101849E**	547 885 003
Schwenktaster Wechsler mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH101849F**	547 985 003


WH101861E

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - Schlüsseldrehschalter/Schlüsselschwenktaster ohne Zylinder - 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~ - mit Schraubklemmen				
Ausschalter Schema 0/1P	63 mm	1	**WH101861E**	547 886 003
Ausschalter Schema 0/1P mit Befestigungsplatte	63 mm	1	**WH101861F**	547 986 003
Ausschalter Schema 0/2P	63 mm	1	**WH101862E**	547 887 003
Ausschalter Schema 0/2P mit Befestigungsplatte	63 mm	1	**WH101862F**	547 987 003
Ausschalter Schema 0/3P	77 mm	1	**WH101863E**	547 888 003
Ausschalter Schema 0/3P mit Befestigungsplatte	77 mm	1	**WH101863F**	547 988 003
Serieschalter Schema 1/1P	77 mm	1	**WH101864E**	547 889 003
Serieschalter Schema 1/1P mit Befestigungsplatte	77 mm	1	**WH101864F**	547 989 003
Umschalter Schema 2/1P	63 mm	1	**WH101865E**	547 890 003
Umschalter Schema 2/1P mit Befestigungsplatte	63 mm	1	**WH101865F**	547 990 003
Wechselschalter Schema 3/1P	63 mm	1	**WH101866E**	547 891 003
Wechselschalter Schema 3/1P mit Befestigungsplatte	63 mm	1	**WH101866F**	547 991 003
Schwenktaster Schliesser 1-polig	32 mm	1	**WH101867E**	547 892 003
Schwenktaster Schliesser 1-polig mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH101867F**	547 992 003
Schwenktaster Wechsler	32 mm	1	**WH101869E**	547 894 003
Schwenktaster Wechsler mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH101869F**	547 994 003

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder Schraubklemmen

Schutzart:
IP20



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung Einbautiefe 23 mm	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Storenschalter 10 A 250 V~		**WH25191300C**	546 552 008	**WH26191300C**	546 552 208	**WH27191300C**	546 552 408
		WH25191303C	546 552 038	**WH26191303C**	546 552 238	**WH27191303C**	546 552 438
		WH25191304C	546 552 048	**WH26191304C**	546 552 248	**WH27191304C**	546 552 448
		WH25191305C	546 552 058	**WH26191305C**	546 552 258	**WH27191305C**	546 552 458
Storentaster 10 A 250 V~		**WH25191400C**	546 652 008	**WH26191400C**	546 652 208	**WH27191400C**	546 652 408
		WH25191403C	546 652 038	**WH26191403C**	546 652 238	**WH27191403C**	546 652 438
		WH25191404C	546 652 048	**WH26191404C**	546 652 248	**WH27191404C**	546 652 448
		WH25191405C	546 652 058	**WH26191405C**	546 652 258	**WH27191405C**	546 652 458

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20191300A	546 559 003	**WH20191300B**	546 556 003	**WH23191300Q**	267 557 003
WH20191303A	546 559 033	**WH20191303B**	546 556 033	**WH23191303Q**	267 557 033
WH20191304A	546 559 043	**WH20191304B**	546 556 043	**WH23191304Q**	267 557 043
WH20191305A	546 559 953	**WH20191305B**	546 556 953	**WH23191305Q**	267 557 953
WH20191400A	546 659 003	**WH20191400B**	546 656 003	**WH23191400Q**	267 657 003
WH20191403A	546 659 033	**WH20191403B**	546 656 033	**WH23191403Q**	267 657 033
WH20191404A	546 659 043	**WH20191404B**	546 656 043	**WH23191404Q**	267 657 043
WH20191405A	546 659 953	**WH20191405B**	546 656 953	**WH23191405Q**	267 657 953

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder Schraubklemmen

Schutzart:
IP20



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung Einbautiefe 27 mm	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Doppel Storenschalter 10 A 250 V~		**WH25191700C**	546 572 008	**WH26191700C**	546 572 208	**WH27191700C**	546 572 408
		WH25191703C	546 572 038	**WH26191703C**	546 572 238	**WH27191703C**	546 572 438
		WH25191704C	546 572 048	**WH26191704C**	546 572 248	**WH27191704C**	546 572 448
		WH25191705C	546 572 058	**WH26191705C**	546 572 258	**WH27191705C**	546 572 458
Doppel Storentaster 10 A 250 V~		**WH25191800C**	546 672 008	**WH26191800C**	546 672 208	**WH27191800C**	546 672 408
		WH25191803C	546 672 038	**WH26191803C**	546 672 238	**WH27191803C**	546 672 438
		WH25191804C	546 672 048	**WH26191804C**	546 672 248	**WH27191804C**	546 672 448
		WH25191805C	546 672 058	**WH26191805C**	546 672 258	**WH27191805C**	546 672 458

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20191700A	546 579 003	**WH20191700B**	546 576 003	**WH23191700Q**	267 577 003
WH20191703A	546 579 033	**WH20191703B**	546 576 033	**WH23191703Q**	267 577 033
WH20191704A	546 579 043	**WH20191704B**	546 576 043	**WH23191704Q**	267 577 043
WH20191705A	546 579 953	**WH20191705B**	546 576 953	**WH23191705Q**	267 577 953
WH20191800A	546 679 003	**WH20191800B**	546 676 003	**WH23191800Q**	267 776 003
WH20191803A	546 679 033	**WH20191803B**	546 676 033	**WH23191803Q**	267 776 033
WH20191804A	546 679 043	**WH20191804B**	546 676 043	**WH23191804Q**	267 776 043
WH20191805A	546 679 953	**WH20191805B**	546 676 953	**WH23191805Q**	267 776 953

▶ Seite 596



WH20191300H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front				
Front Storenschalter/-taster, Ultraweiss	23 mm	1	**WH20191300H**	378 159 003
Front Storenschalter/-taster, Lichtgrau	23 mm	1	**WH20191303H**	378 159 033
Front Storenschalter/-taster, Anthrazit	23 mm	1	**WH20191304H**	378 159 043
Front Storenschalter/-taster, Schwarz	23 mm	1	**WH20191305H**	378 159 953
Front Storenschalter/-taster, Beige	23 mm	1	**WH20191307H**	378 159 913
Front Storenschalter/-taster, Braun	23 mm	1	**WH20191309H**	378 159 993



WH20191700H

Baukasten, Ersatzteil, Front				
Front Doppelstorenschalter/-taster, Ultraweiss	27 mm	1	**WH20191700H**	378 189 003
Front Doppelstorenschalter/-taster, Lichtgrau	27 mm	1	**WH20191703H**	378 189 033
Front Doppelstorenschalter/-taster, Anthrazit	27 mm	1	**WH20191704H**	378 189 043
Front Doppelstorenschalter/-taster, Schwarz	27 mm	1	**WH20191705H**	378 189 953
Front Doppelstorenschalter/-taster, Beige	27 mm	1	**WH20191707H**	378 189 913
Front Doppelstorenschalter/-taster, Braun	27 mm	1	**WH20191709H**	378 189 993

WH20291300Z

Baukasten, Ersatzteil, Zwischenrahmen


- steckbar mittels Feder
- Innen: 45x45mm, z.B. für Storenschalter)

Zwischenrahmen steckbar, Ultraweiss	1	**WH20291300Z**	377 098 003
Zwischenrahmen steckbar, Lichtgrau	1	**WH20291303Z**	377 098 033
Zwischenrahmen steckbar, Anthrazit	1	**WH20291304Z**	377 098 043
Zwischenrahmen steckbar, Schwarz	1	**WH20291305Z**	377 098 953
Zwischenrahmen steckbar, Beige	1	**WH20291307Z**	377 098 913
Zwischenrahmen steckbar, Braun	1	**WH20291309Z**	377 098 993


▶ Seite 596



WH151913E



WH151917E



WH109902E



WH109901F

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 10 A 250 V~ - mit Steckklemmen				
Storenschalter	23 mm	1	**WH151913E**	546 456 793
Storenschalter mit Befestigungsplatte	23 mm	1	**WH151913F**	546 453 793
Storentaster	23 mm	1	**WH151914E**	546 466 793
Storentaster mit Befestigungsplatte	23 mm	1	**WH151914F**	546 463 793
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 10 A 250 V~ - mit Steckklemmen				
Doppelstorenschalter	23 mm	1	**WH151917E**	546 476 793
Doppelstorenschalter mit Befestigungsplatte	23 mm	1	**WH151917F**	546 473 793
Doppelstorentaster	23 mm	1	**WH151918E**	546 486 793
Doppelstorentaster mit Befestigungsplatte	23 mm	1	**WH151918F**	546 483 793
Befestigungsring - geeignet für Storenschalter/Taster einfach, LED-Signalisation, Schuko-Steckdosen, Etc				
Befestigungsring für 45x45 Einsätze			**WH109902E**	303 190 003
Befestigungsring mit Befestigungsplatte für 45x45 Einsätze			**WH109901F**	303 180 003

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder Schraubklemmen

Schutzart:
IP20



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Universal Drehdimmer LED 250V mit Schraubklemmen 20-400W ohmisch / 4-400VA induktiv/kapazitiv / 3-90 W/VA LED-Lampen / Anschluss von Nebenstellen möglich		**WH25430200C**	548 820 008	**WH26430200C**	548 820 208	**WH27430200C**	548 820 408
		WH25430203C	548 820 038	**WH26430203C**	548 820 238	**WH27430203C**	548 820 438
		WH25430204C	548 820 048	**WH26430204C**	548 820 248	**WH27430204C**	548 820 448
		WH25430205C	548 820 058	**WH26430205C**	548 820 258	**WH27430205C**	548 820 458
Nebenstelle Drehdimmer mit Schraubklemmen zu Universal Drehdimmer LED WHxx4302xxX		**WH25430300C**	548 840 008	**WH26430300C**	548 840 208	**WH27430300C**	548 840 408
		WH25430303C	548 840 038	**WH26430303C**	548 840 238	**WH27430303C**	548 840 438
		WH25430304C	548 840 048	**WH26430304C**	548 840 248	**WH27430304C**	548 840 448
		WH25430305C	548 840 058	**WH26430305C**	548 840 258	**WH27430305C**	548 840 458
LED-/Standard-Drehdimmer 250 V~ mit Steckklemmen Einbautiefe 33 mm **Phasenanschnitt** LED 3 - 85 W / Ohmisch (R) 20 - 250 W / Induktiv (L) 20 - 250 VA		**WH25340600C**	548 730 008	**WH26340600C**	548 730 208	**WH27340600C**	548 730 408
		WH25340603C	548 730 038	**WH26340603C**	548 730 238	**WH27340603C**	548 730 438
		WH25340604C	548 730 048	**WH26340604C**	548 730 248	**WH27340604C**	548 730 448
		WH25340605C	548 730 058	**WH26340605C**	548 730 258	**WH27340605C**	548 730 458

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20430200A	548 826 003	**WH20430200B**	548 823 203	**WH23430200Q**	548 821 003
WH20430203A	548 826 033	**WH20430203B**	548 823 033	**WH23430203Q**	548 821 033
WH20430204A	548 826 043	**WH20430204B**	548 823 043	**WH23430204Q**	548 821 043
WH20430205A	548 826 953	**WH20430205B**	548 823 953	**WH23430205Q**	548 821 953
WH20430300A	548 846 003	**WH20430300B**	548 843 203	**WH23430300Q**	548 841 003
WH20430303A	548 846 033	**WH20430303B**	548 843 033	**WH23430303Q**	548 841 033
WH20430304A	548 846 043	**WH20430304B**	548 843 043	**WH23430304Q**	548 841 043
WH20430305A	548 846 953	**WH20430305B**	548 843 953	**WH23430305Q**	548 841 953
WH20340600A	548 736 003	**WH20340600B**	548 733 003	**WH23340600Q**	548 732 003
WH20340603A	548 736 033	**WH20340603B**	548 733 033	**WH23340603Q**	548 732 033
WH20340604A	548 736 043	**WH20340604B**	548 733 043	**WH23340604Q**	548 732 053
WH20340605A	548 736 953	**WH20340605B**	548 733 953	**WH23340605Q**	548 732 953

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder Schraubklemmen

Schutzart:
IP20



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung		Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Drehdimmer Phasenanschnitt 60-600 W / 20-500 VA	R,L		**WH25340700C**	548 420 008	**WH26340700C**	548 420 208	**WH27340700C**	548 420 408
			WH25340703C	548 420 038	**WH26340703C**	548 420 238	**WH27340703C**	548 420 438
			WH25340704C	548 420 048	**WH26340704C**	548 420 248	**WH27340704C**	548 420 448
			WH25340705C	548 420 058	**WH26340705C**	548 420 258	**WH27340705C**	548 420 458
Drehdimmer Phasenabschnitt 20-500 W	R,C		**WH25300500C**	548 410 008	**WH26300500C**	548 410 208	**WH27300500C**	548 410 408
			WH25300503C	548 410 038	**WH26300503C**	548 410 238	**WH27300503C**	548 410 438
			WH25300504C	548 410 048	**WH26300504C**	548 410 248	**WH27300504C**	548 410 448
			WH25300505C	548 410 058	**WH26300505C**	548 410 258	**WH27300505C**	548 410 458
Drehregler 1-10 Volt			**WH25400200C**	548 440 008	**WH26400200C**	548 440 208	**WH27400200C**	548 440 408
			WH25400203C	548 440 038	**WH26400203C**	548 440 238	**WH27400203C**	548 440 438
			WH25400204C	548 440 048	**WH26400204C**	548 440 248	**WH27400204C**	548 440 448
			WH25400205C	548 440 058	**WH26400205C**	548 440 258	**WH27400205C**	548 440 458
Drehzahlsteller für Einphasen-Induktionsmotoren, 25-600 VA, 10 A 250 V~			**WH25420100C**	548 902 008	**WH26420100C**	548 902 208	**WH27420100C**	548 902 408
			WH25420103C	548 902 038	**WH26420103C**	548 902 238	**WH27420103C**	548 902 438
			WH25420104C	548 902 048	**WH26420104C**	548 902 248	**WH27420104C**	548 902 448
			WH25420105C	548 902 058	**WH26420105C**	548 902 258	**WH27420105C**	548 902 458
DALI-Drehdimmer 230 VAC DALI Spannung 16VDC Ausgangsstrom max 52mA			**WH25410100C**	548 450 008	**WH26410100C**	548 450 208	**WH27410100C**	548 450 408
			WH25410103C	548 450 038	**WH26410103C**	548 450 238	**WH27410103C**	548 450 438
			WH25410104C	548 450 048	**WH26410104C**	548 450 248	**WH27410104C**	548 450 448
			WH25410105C	548 450 058	**WH26410105C**	548 450 258	**WH27410105C**	548 450 458
DALI-Drehdimmer Tunable White 230V AC DALI Spannung 16VDC Ausgangsstrom max 52mA			**WH25410200C**	548 460 008	**WH26410200C**	548 460 208	**WH27410200C**	548 460 408
			WH25410203C	548 460 038	**WH26410203C**	548 460 238	**WH27410203C**	548 460 438
			WH25410204C	548 460 048	**WH26410204C**	548 460 248	**WH27410204C**	548 460 448
			WH25410205C	548 460 058	**WH26410205C**	548 460 258	**WH27410205C**	548 460 458

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20340700A	548 426 003	**WH20340700B**	548 423 003	**WH23340700Q**	548 421 003
WH20340703A	548 426 033	**WH20340703B**	548 423 033	**WH23340703Q**	548 421 033
WH20340704A	548 426 043	**WH20340704B**	548 423 043	**WH23340704Q**	548 421 043
WH20340705A	548 426 953	**WH20340705B**	548 423 953	**WH23340705Q**	548 421 953
WH20300500A	548 416 003	**WH20300500B**	548 413 003	**WH23300500Q**	548 411 003
WH20300503A	548 416 033	**WH20300503B**	548 413 033	**WH23300503Q**	548 411 033
WH20300504A	548 416 043	**WH20300504B**	548 413 043	**WH23300504Q**	548 411 043
WH20300505A	548 416 953	**WH20300505B**	548 413 953	**WH23300505Q**	548 411 953
WH20400200A	548 446 003	**WH20400200B**	548 443 003	**WH23400200Q**	548 441 003
WH20400203A	548 446 033	**WH20400203B**	548 443 033	**WH23400203Q**	548 441 033
WH20400204A	548 446 043	**WH20400204B**	548 443 043	**WH23400204Q**	548 441 043
WH20400205A	548 446 953	**WH20400205B**	548 443 953	**WH23400205Q**	548 441 953
WH20420100A	548 909 003	**WH20420100B**	548 907 003	**WH23420100Q**	648 901 003
WH20420103A	548 909 033	**WH20420103B**	548 907 033	**WH23420103Q**	648 901 033
WH20420104A	548 909 043	**WH20420104B**	548 907 043	**WH23420104Q**	648 901 043
WH20420105A	548 909 953	**WH20420105B**	548 907 953	**WH23420105Q**	648 901 953
WH20410100A	548 456 003	**WH20410100B**	548 453 003	**WH23410100Q**	548 451 003
WH20410103A	548 456 033	**WH20410103B**	548 453 033	**WH23410103Q**	548 451 033
WH20410104A	548 456 043	**WH20410104B**	548 453 043	**WH23410104Q**	548 451 043
WH20410105A	548 456 053	**WH20410105B**	548 453 053	**WH23410105Q**	548 451 053
WH20410200A	548 466 003	**WH20410200B**	548 463 203	**WH23410200Q**	548 461 003
WH20410203A	548 466 033	**WH20410203B**	548 463 033	**WH23410203Q**	548 461 033
WH20410204A	548 466 043	**WH20410204B**	548 463 043	**WH23410204Q**	548 461 043
WH20410205A	548 466 953	**WH20410205B**	548 463 953	**WH23410205Q**	548 461 953

▶ Seite 596



WH20300100H

Baukasten, Ersatzteil, Front

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Front Drehdimmer, Ultraweiss	33 mm	1	**WH20300100H**	378 167 003
Front Drehdimmer, Lichtgrau	33 mm	1	**WH20300103H**	378 167 033
Front Drehdimmer, Anthrazit	33 mm	1	**WH20300104H**	378 167 043
Front Drehdimmer, Schwarz	33 mm	1	**WH20300105H**	378 167 953
Front Drehdimmer, Beige	33 mm	1	**WH20300107H**	378 167 913
Front Drehdimmer, Braun	33 mm	1	**WH20300109H**	378 167 993



WH20420100H

Baukasten, Ersatzteil, Front

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Front Drezahlsteller, Ultraweiss	33 mm	1	**WH20420100H**	378 171 003
Front Drezahlsteller, Lichtgrau	33 mm	1	**WH20420103H**	378 171 033
Front Drezahlsteller, Anthrazit	33 mm	1	**WH20420104H**	378 171 043
Front Drezahlsteller, Schwarz	33 mm	1	**WH20420105H**	378 171 953
Front Drezahlsteller, Beige	33 mm	1	**WH20420107H**	378 171 913
Front Drezahlsteller, Braun	33 mm	1	**WH20420109H**	378 171 993



WH39430200Z

Kompensationsmodul LED:

Kompensationsmodul als paralleler Anschluss zwischen Neutralleiter und gedimmter Phase der Leuchtmittel. Verhindert das Glimmen von HV-LED Lampen im ausgeschalteten Zustand, die an Phasenabschnitt-Dimmern betrieben werden. Verbessert das Dimmverhalten von nicht für HV-LED Lampen optimierten Dimmern

Kompensationsmodul LED, 230V		1	**WH39430200Z**	548 990 003

▶ Seite 596



WH104302E

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 250 V~ - mit Schraubklemmen				
Universal Drehdimmer LED	32 mm	1	**WH104302E**	548 826 793
Universal Drehdimmer LED mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH104302F**	548 823 793
Nebenstelle zu Universaldrehdimmer	32 mm	1	**WH104303E**	548 846 793
Nebenstelle zu Universaldrehdimmer mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH104303E**	548 846 793



WH103406E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 250 V~ - mit Schraubklemmen				
Drehdimmer Phasenabschnitt für LED 3-85W	32 mm	1	**WH103406E**	548 736 798
Drehdimmer Phasenabschnitt für LED 3-85W mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH103406F**	548 733 798



WH103407E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 250 V~ - mit Schraubklemmen				
Drehdimmer Phasenanschnitt 30-600W / 20-500 VA	32 mm	1	**WH103407E**	548 426 793
Drehdimmer Phasenanschnitt 30-600W / 20-500 VA mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH103407F**	548 423 793
Drehdimmer Phasenabschnitt 20-500W	32 mm	1	**WH103005E**	548 416 793
Drehdimmer Phasenabschnitt 20-500W mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH103005F**	548 413 793
Drehdimmer 1 - 10 V	32 mm	1	**WH104002E**	548 446 793
Drehdimmer 1 - 10 V mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH104002F**	548 443 793



WH104201E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 10 A 250 V~ - mit Schraubklemmen				
Drehzahlsteller	32 mm	1	**WH104201E**	548 906 003
Drehzahlsteller mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH104201F**	548 908 003



WH104101E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 230V AC - mit Schraubklemmen				
DALI-Drehdimmer	33 mm	1	**WH104101E**	548 456 793
DALI-Drehdimmer mit Befestigungsplatte	33 mm	1	**WH104101F**	548 453 793
DALI-Drehdimmer TW Tunable White	38 mm	1	**WH104102E**	548 466 793
DALI-Drehdimmer TW Tunable White mit Befestigungsplatte	38 mm	1	**WH104102F**	548 463 793

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Raumtemperatur-Regler elektronisch, für konventionelle Stellantriebe, Verschiedene Einstellungen möglich, wie z.B. auf Heizen, Kühlen, Heizen und Kühlen, Schliesser- oder Öffner-Kontakt Schaltstrohm 4A Geräuschlos Einbautiefe 32 mm		**WH25441300C**	439 040 008	**WH26441300C**	439 040 208	**WH27441300C**	439 040 408
		WH25441303C	439 040 038	**WH26441303C**	439 040 238	**WH27441303C**	439 040 438
		WH25441304C	439 040 048	**WH26441304C**	439 040 248	**WH27441304C**	439 040 448
		WH25441305C	439 040 058	**WH26441305C**	439 040 258	**WH27441305C**	439 040 458
Raumtemperatur-Regler elektronisch, für konventionelle Stellantriebe, Verschiedene Einstellungen möglich, wie z.B. auf Heizen, Kühlen, Heizen und Kühlen, Schliesser- oder Öffner-Kontakt Schaltstrohm 16A Geräuschlos Einbautiefe 35 mm		**WH25441400C**	439 050 008	**WH26441400C**	439 050 208	**WH27441400C**	439 050 408
		WH25441403C	439 050 038	**WH26441403C**	439 050 238	**WH27441403C**	439 050 438
		WH25441404C	439 050 048	**WH26441404C**	439 050 248	**WH27441404C**	439 050 448
		WH25441405C	439 050 058	**WH26441405C**	439 050 258	**WH27441405C**	439 050 458
Raumtemperatur-regler mit Display Schaltstrom: 10A Absenkung: Absenktemperatur einstellbar Raumtemperaturregelung 5… 29°C Fußbodentemperaturregelung 10 … 41°C (Werkseinstellung 17°C) Anzeige: beleuchtetes, grafisches Display Einbautiefe 30mm		**WH25441100C**	439 250 008	**WH26441100C**	439 250 208	**WH27441100C**	439 250 408
		WH25441103C	439 250 038	**WH26441103C**	439 250 238	**WH27441103C**	439 250 438
		WH25441104C	439 250 048	**WH26441104C**	439 250 248	**WH27441104C**	439 250 448
		WH25441105C	439 250 058	**WH26441105C**	439 250 258	**WH27441105C**	439 250 458

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm




Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20441300A	439 046 003	WH20441300B	439 043 003	WH23441300Q	439 041 003
WH20441303A	439 046 033	WH20441303B	439 043 033	WH23441303Q	439 041 033
WH20441304A	439 046 043	WH20441304B	439 043 043	WH23441304Q	439 041 043
WH20441305A	439 046 053	WH20441305B	439 043 053	WH23441305Q	439 041 053
WH20441400A	439 056 003	WH20441400B	439 053 003	WH23441400Q	439 051 003
WH20441403A	439 056 033	WH20441403B	439 053 033	WH23441403Q	439 051 033
WH20441404A	439 056 043	WH20441404B	439 053 043	WH23441404Q	439 051 043
WH20441405A	439 056 053	WH20441405B	439 053 053	WH23441405Q	439 051 053
WH20441100A	439 256 003	WH20441100B	439 253 003	WH23441100Q	439 250 003
WH20441103A	439 256 033	WH20441103B	439 253 033	WH23441103Q	439 250 033
WH20441104A	439 256 043	WH20441104B	439 253 043	WH23441104Q	439 250 043
WH20441105A	439 256 953	WH20441105B	439 253 953	WH23441105Q	439 250 953

▶ Seite 596



WH20441300H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front				
Frontset Raumthermostat elektronisch, Ultra-Weiss	32 mm	1	**WH20441300H**	377 114 003
Frontset Raumthermostat elektronisch, Lichtgrau	32 mm	1	**WH20441303H**	377 114 033
Frontset Raumthermostat elektronisch, Anthrazit	32 mm	1	**WH20441304H**	377 114 043
Frontset Raumthermostat elektronisch, Schwarz	32 mm	1	**WH20441305H**	377 114 053

▶ Seite 596

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH104413E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - mit Schraubklemmen				
	elektronisch 4 A	32 mm	1	**WH104413E**	439 046 793
	elektronisch 4 A, mit Befestigungsplatte	38 mm	1	**WH104413F**	439 043 793
 WH104414E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - mit Schraubklemmen				
	elektronisch 16 A	35 mm	1	**WH104414E**	439 056 793
	elektronisch 16 A, mit Befestigungsplatte	35 mm	1	**WH104414F**	439 053 793

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Raumtemperatur-regler ohne Schalter, 230 V~ für konventionelle Stellantriebe, Schaltstrom heizen: 10 A (cos phi = 1), 4 A (cos phi = 0,6) kühlen: 5 A (cos phi = 1), 2 A (cos phi = 0,6) Einbautiefe 38 mm		**WH25440400C**	439 200 008	**WH26440400C**	439 200 208	**WH27440400C**	439 200 408
		WH25440403C	439 200 038	**WH26440403C**	439 200 238	**WH27440403C**	439 200 438
		WH25440404C	439 200 048	**WH26440404C**	439 200 248	**WH27440404C**	439 200 448
		WH25440405C	439 200 058	**WH26440405C**	439 200 258	**WH27440405C**	439 200 458
Raumtemperatur-regler mit Schalter und LED 230 V~ für konventionelle Stellantriebe, Schaltstrom heizen: 10 A (cos phi = 1), 4 A (cos phi = 0,6) Einbautiefe 38 mm		**WH25440500C**	439 210 008	**WH26440500C**	439 210 208	**WH27440500C**	439 210 408
		WH25440503C	439 210 038	**WH26440503C**	439 210 238	**WH27440503C**	439 210 438
		WH25440504C	439 210 048	**WH26440504C**	439 210 248	**WH27440504C**	439 210 448
		WH25440505C	439 210 058	**WH26440505C**	439 210 258	**WH27440505C**	439 210 458
Raumtemperatur-regler für elektrische Fussbodenheizung, mit Schalter und LED, inklusive Fühler 230 V~ Schaltstrom: 16 A (cos phi = 1), 2 A (cos phi = 0,6) Einbautiefe 40 mm		**WH25440600C**	439 220 008	**WH26440600C**	439 220 208	**WH27440600C**	439 220 408
		WH25440603C	439 220 038	**WH26440603C**	439 220 238	**WH27440603C**	439 220 438
		WH25440604C	439 220 048	**WH26440604C**	439 220 248	**WH27440604C**	439 220 448
		WH25440605C	439 220 058	**WH26440605C**	439 220 258	**WH27440605C**	439 220 458
Raumtemperatur-regler mit Schalter Heizen/Kühlen für konventionelle Stellantriebe Schaltstrom 10A (4A) Einbautiefe 40mm		**WH25441200C**	439 350 008	**WH26441200C**	439 350 208	**WH27441200C**	439 350 408
		WH25441203C	439 350 038	**WH26441203C**	439 350 238	**WH27441203C**	439 350 438
		WH25441204C	439 350 048	**WH26441204C**	439 350 248	**WH27441204C**	439 350 448
		WH25441205C	439 350 058	**WH26441205C**	439 350 258	**WH27441205C**	439 350 458

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

		Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
WH20440400A	439 206 003	**WH20440400B**	439 203 003	**WH23440400Q**	439 204 003
WH20440403A	439 206 033	**WH20440403B**	439 203 033	**WH23440403Q**	439 204 033
WH20440404A	439 206 043	**WH20440404B**	439 203 043	**WH23440404Q**	439 204 043
WH20440405A	439 206 953	**WH20440405B**	439 203 953	**WH23440405Q**	439 204 953
WH20440500A	439 216 003	**WH20440500B**	439 213 003	**WH23440500Q**	439 214 003
WH20440503A	439 216 033	**WH20440503B**	439 213 033	**WH23440503Q**	439 214 033
WH20440504A	439 216 043	**WH20440504B**	439 213 043	**WH23440504Q**	439 214 043
WH20440505A	439 216 953	**WH20440505B**	439 213 953	**WH23440505Q**	439 214 953
WH20440600A	439 226 003	**WH20440600B**	439 223 003	**WH23440600Q**	439 224 003
WH20440603A	439 226 033	**WH20440603B**	439 223 033	**WH23440603Q**	439 224 033
WH20440604A	439 226 043	**WH20440604B**	439 223 043	**WH23440604Q**	439 224 043
WH20440605A	439 226 953	**WH20440605B**	439 223 953	**WH23440605Q**	439 224 953
WH20441200A	439 356 003	**WH20441200B**	439 353 003	**WH23441200Q**	439 351 003
WH20441203A	439 356 033	**WH20441203B**	439 353 033	**WH23441203Q**	439 351 033
WH20441204A	439 356 043	**WH20441204B**	439 353 043	**WH23441204Q**	439 351 043
WH20441205A	439 350 953	**WH20441205B**	439 353 953	**WH23441205Q**	439 351 953

▶ Seite 596



WH20440400H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front				
Front Raumthermostat, Ultra-Weiss	38 mm	1	**WH20440400H**	378 286 003
Front Raumthermostat, Lichtgrau	38 mm	1	**WH20440403H**	378 286 033
Front Raumthermostat, Anthrazit	38 mm	1	**WH20440404H**	378 286 043
Front Raumthermostat, Schwarz	38 mm	1	**WH20440405H**	378 286 953
Front Raumthermostat, Beige	38 mm	1	**WH20440407H**	378 286 913
Front Raumthermostat, Braun	38 mm	1	**WH20440409H**	378 286 993



WH20440500H

Baukasten, Ersatzteil, Front				
Front Raumthermostat mit Schalter, Ultra-Weiss	38 mm	1	**WH20440500H**	378 288 003
Front Raumthermostat mit Schalter, Lichtgrau	38 mm	1	**WH20440503H**	378 288 033
Front Raumthermostat mit Schalter, Anthrazit	38 mm	1	**WH20440504H**	378 288 043
Front Raumthermostat mit Schalter, Schwarz	38 mm	1	**WH20440505H**	378 288 953
Front Raumthermostat mit Schalter, Beige	38 mm	1	**WH20440507H**	378 288 913
Front Raumthermostat mit Schalter, Braun	38 mm	1	**WH20440509H**	378 288 993



WH20441200H


Baukasten, Ersatzteil, Front				
Front Raumthermostat mit Schalter Heizen/Kühlen, Ultra-Weiss	40 mm	1	**WH20441200H**	377 968 003
Front Raumthermostat mit Schalter Heizen/Kühlen, Lichtgrau	40 mm	1	**WH20441203H**	377 968 033
Front Raumthermostat mit Schalter Heizen/Kühlen, Anthrazit	40 mm	1	**WH20441204H**	377 968 043
Front Raumthermostat mit Schalter Heizen/Kühlen, Schwarz	40 mm	1	**WH20441205H**	377 968 953
Front Raumthermostat mit Schalter Heizen/Kühlen, Beige	40 mm	1	**WH20441207H**	377 968 913
Front Raumthermostat mit Schalter Heizen/Kühlen, Braun	40 mm	1	**WH20441209H**	377 968 993



WH20440600H

Baukasten, Ersatzteil, Front				
Front Raumthermostat für FBH, Ultra-Weiss	40 mm	1	**WH20440600H**	378 290 003
Front Raumthermostat für FBH, Lichtgrau	40 mm	1	**WH20440603H**	378 290 033
Front Raumthermostat für FBH, Anthrazit	40 mm	1	**WH20440604H**	378 290 043
Front Raumthermostat für FBH, Schwarz	40 mm	1	**WH20440605H**	378 290 953
Front Raumthermostat für FBH, Beige	40 mm	1	**WH20440607H**	378 290 913
Front Raumthermostat für FBH, Braun	40 mm	1	**WH20440609H**	378 290 993

▶ Seite 596

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH104404E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - mit Schraubklemmen				
	Raumtemperaturregler 230V~	38 mm	1	**WH104404E**	439 206 793
	Raumtemperaturregler 230V~ mit Befestigungsplatte	38 mm	1	**WH104404F**	439 203 793
 WH104405E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 230 V~ - mit Schraubklemmen				
	Raumtemperaturregler mit Schalter	38 mm	1	**WH104405E**	439 216 793
	Raumtemperaturregler mit Schalter mit Befestigungsplatte	38 mm	1	**WH104405F**	439 213 793
 WH104412E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 230V 50 Hz - mit Schraubklemmen				
	Raumtemperaturregler mit Schalter Heizen/Kühlen	40 mm	1	**WH104412E**	439 356 793
	Raumtemperaturregler mit Schalter Heizen/Kühlen mit Befestigungsplatte	40 mm	1	**WH104412F**	439 353 793
 WH104406E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 230 V~ - mit Schraubklemmen				
	Raumtemperaturregler für elekt. Fussbodenheizung	40 mm	1	**WH104406E**	439 226 793
	Raumtemperaturregler für elekt. Fussbodenheizung mit Befestigungsplatte	40 mm	1	**WH104406F**	439 223 793

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Bewegungsmelder 3-Draht 1500 W/VA LED: 400 W Nachlaufzeit: Impulsbetrieb 200 ms; ca. 10 s ... 30 min Erfassungswinkel: 90 bis 180° Erfassungsbereich: 12x16m		**WH25250800C**	545 030 008	**WH26250800C**	545 030 208	**WH27250800C**	545 030 408
		WH25250803C	545 030 038	**WH26250803C**	545 030 238	**WH27250803C**	545 030 438
		WH25250804C	545 030 048	**WH26250804C**	545 030 248	**WH27250804C**	545 030 448
		WH25250805C	545 030 058	**WH26250805C**	545 030 258	**WH27250805C**	545 030 458
Bewegungsmelder für Minuterie Erfassungswinkel: 90 bis 180° Erfassungsbereich: 12x16m Als Slave in Verbindung mit dem Bewegungsmelder WHxx2508xxX		**WH25250900C**	545 020 008	**WH26250900C**	545 020 208	**WH27250900C**	545 020 408
		WH25250903C	545 020 038	**WH26250903C**	545 020 238	**WH27250903C**	545 020 438
		WH25250904C	545 020 048	**WH26250904C**	545 020 248	**WH27250904C**	545 020 448
		WH25250905C	545 020 058	**WH26250905C**	545 020 258	**WH27250905C**	545 020 458
Sonnerie-Drucktaster, 250 V~ Bezeichnungsschild 41x15 mm Einbautiefe 36 mm		**WH25510100C**	863 721 008	**WH26510100C**	863 721 208	**WH27510100C**	863 721 408
		WH25510103C	863 721 038	**WH26510103C**	863 721 238	**WH27510103C**	863 721 438
		WH25510104C	863 721 048	**WH26510104C**	863 721 248	**WH27510104C**	863 721 448
		WH25510105C	863 721 058	**WH26510105C**	863 721 258	**WH27510105C**	863 721 458
Türgong elektronisch 230VAC / 50 Hz (70mA) 18 Melodien, 2 Eingänge, Max Lautstärke 83 dB Einbautiefe 28mm		**WH55830100C**	931 100 008	**WH56830100C**	931 100 208	**WH57830100C**	931 100 408
		WH55830103C	931 100 038	**WH56830103C**	931 100 238	**WH57830103C**	931 100 438
		WH55830104C	931 100 048	**WH56830104C**	931 100 248	**WH57830104C**	931 100 448
		WH55830105C	931 100 058	**WH56830105C**	931 100 258	**WH57830105C**	931 100 458
Türgong elektronisch 8-12V =/AC (0.5A) 18 Melodien, 2 Eingänge, Max Lautstärke 83 dB Einbautiefe 28mm		**WH55830200C**	931 110 008	**WH56830200C**	931 110 208	**WH57830200C**	931 110 408
		WH55830203C	931 110 038	**WH56830203C**	931 110 238	**WH57830203C**	931 110 438
		WH55830204C	931 110 048	**WH56830204C**	931 110 248	**WH57830204C**	931 110 448
		WH55830205C	931 110 058	**WH56830205C**	931 110 258	**WH57830205C**	931 110 458

- Erfassungsdistanz: frontal 10 m, seitlich je 5 m
  Verzögerungszeit: 1 sec. bis 30 min
  Ansprechhelligkeit: 5 bis 800 Lux

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20250800A	545 036 003	**WH20250800B**	545 033 003	**WH23250800Q**	545 031 003
WH20250803A	545 036 033	**WH20250803B**	545 033 033	**WH23250803Q**	545 031 033
WH20250804A	545 036 043	**WH20250804B**	545 033 043	**WH23250804Q**	545 031 043
WH20250805A	545 036 053	**WH20250805B**	545 033 053	**WH23250805Q**	545 031 053
WH20250900A	545 026 003	**WH20250900B**	545 023 003	**WH23250900Q**	545 021 003
WH20250903A	545 026 033	**WH20250903B**	545 023 033	**WH23250903Q**	545 021 033
WH20250904A	545 026 043	**WH20250904B**	545 023 043	**WH23250904Q**	545 021 043
WH20250905A	545 026 053	**WH20250905B**	545 023 053	**WH23250905Q**	545 021 053
WH20510100A	863 728 003	**WH20510100B**	863 821 003	**WH23510100Q**	863 022 003
WH20510103A	863 728 033	**WH20510103B**	863 821 033	**WH23510103Q**	863 022 033
WH20510104A	863 728 043	**WH20510104B**	863 821 043	**WH23510104Q**	863 022 043
WH20510105A	863 728 953	**WH20510105B**	863 821 953	**WH23510105Q**	863 022 953
WH50830100A	931 106 003	**WH50830100B**	931 103 003	**WH53830100Q**	931 101 003
WH50830103A	931 106 033	**WH50830103B**	931 103 033	**WH53830103Q**	931 101 033
WH50830104A	931 106 043	**WH50830104B**	931 103 043	**WH53830104Q**	931 101 043
WH50830105A	931 106 953	**WH50830105B**	931 103 953	**WH53830105Q**	931 101 953
WH50830200A	931 116 003	**WH50830200B**	931 113 003	**WH53830200Q**	931 111 003
WH50830203A	931 116 033	**WH50830203B**	931 113 033	**WH53830203Q**	931 111 033
WH50830204A	931 116 043	**WH50830204B**	931 113 043	**WH53830204Q**	931 111 043
WH50830205A	931 116 953	**WH50830205B**	931 113 953	**WH53830205Q**	931 111 953

kallysto
USB-Ladesteckdose Typ C-C

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
2x flexible Leiter Länge 118mm mit 10mm Endhülsen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Bezeichnung
250V AC
Ausgangsstrom :
- Single C-port: 5V 3.0A 15W; 9V 2.2A 20W; 12V 1.67A 20W
- C + C-port: 5V 2.0A 10W (4.0A gesamt)

Ausgangsleistung
20W Power Delivery
Ausgangsspannung 5 VDC
Einbautiefe: 40 mm



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

		Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
USB Ladesteckdose Typ C-C			**WH55822100C**	960 050 008	**WH56822100C**	960 050 208	**WH57822100C**	960 050 408
			WH55822103C	960 050 038	**WH56822103C**	960 050 238	**WH57822103C**	960 050 438
			WH55822104C	960 050 048	**WH56822104C**	960 050 248	**WH57822104C**	960 050 448
			WH55822105C	960 050 058	**WH56822105C**	960 050 258	**WH57822105C**	960 050 458
USB Ladesteckdose 2x Typ C-C			**WH55822200C**	960 060 008	**WH56822200C**	960 060 208	**WH57822200C**	960 060 408
			WH55822203C	960 060 038	**WH56822203C**	960 060 238	**WH57822203C**	960 060 438
			WH55822204C	960 060 048	**WH56822204C**	960 060 248	**WH57822204C**	960 060 448
			WH55822205C	960 060 058	**WH56822205C**	960 060 258	**WH57822205C**	960 060 458
USB Ladesteckdose Typ C-C mit Steckdose Typ 13 Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen			**WH55822300C**	960 070 008	**WH56822300C**	960 070 208	**WH57822300C**	960 070 408
			WH55822303C	960 070 038	**WH56822303C**	960 070 238	**WH57822303C**	960 070 438
			WH55822304C	960 070 048	**WH56822304C**	960 070 248	**WH57822304C**	960 070 448
			WH55822305C	960 070 058	**WH56822305C**	960 070 258	**WH57822305C**	960 070 458
USB Ladesteckdose Typ C-C mit Steckdose Typ 23 Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen			**WH55822400C**	960 080 008	**WH56822400C**	960 080 208	**WH57822400C**	960 080 408
			WH55822403C	960 080 038	**WH56822403C**	960 080 238	**WH57822403C**	960 080 438
			WH55822404C	960 080 048	**WH56822404C**	960 080 248	**WH57822404C**	960 080 448
			WH55822405C	960 080 058	**WH56822405C**	960 080 258	**WH57822405C**	960 080 458

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 64 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
WH50822100A	960 056 003	**WH50822100B**	960 053 003	**WH53822100Q**	960 051 003
WH50822103A	960 056 033	**WH50822103B**	960 053 033	**WH53822103Q**	960 051 033
WH50822104A	960 056 043	**WH50822104B**	960 053 043	**WH53822104Q**	960 051 043
WH50822105A	960 056 053	**WH50822105B**	960 053 053	**WH53822105Q**	960 051 053
WH50822200A	960 066 003	**WH50822200B**	960 063 003	**WH53822200Q**	960 061 003
WH50822203A	960 066 033	**WH50822203B**	960 063 033	**WH53822203Q**	960 061 033
WH50822204A	960 066 043	**WH50822204B**	960 063 043	**WH53822204Q**	960 061 043
WH50822205A	960 066 053	**WH50822205B**	960 063 053	**WH53822205Q**	960 061 053
WH50822300A	960 076 003	**WH50822300B**	960 073 003	**WH53822300Q**	960 071 003
WH50822303A	960 076 033	**WH50822303B**	960 073 033	**WH53822303Q**	960 071 033
WH50822304A	960 076 043	**WH50822304B**	960 073 043	**WH53822304Q**	960 071 043
WH50822305A	960 076 053	**WH50822305B**	960 073 053	**WH53822305Q**	960 071 053
WH50822400A	960 086 003	**WH50822400B**	960 083 003	**WH53822400Q**	960 081 003
WH50822403A	960 086 033	**WH50822403B**	960 083 033	**WH53822403Q**	960 081 033
WH50822404A	960 086 043	**WH50822404B**	960 083 043	**WH53822404Q**	960 081 043
WH50822405A	960 086 053	**WH50822405B**	960 083 053	**WH53822405Q**	960 081 053

kallysto
USB-Ladesteckdose Typ A, Typ C

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
2x flexible Leiter Länge 118mm mit 10mm Endhülsen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Bezeichnung
250V AC
Ausgangsstrom : Typ A: 3000mA, Typ C: 3000mA
(max. 3000mA aufgeteilt auf beide USB-Anschlüsse)
Ausgangsleistung
18W Power Delivery
Ausgangsspannung 5 VDC
Einbautiefe: 40 mm



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

		Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
USB Ladesteckdose Typ A-C			**WH55821100C**	960 800 008	**WH56821100C**	960 800 208	**WH57821100C**	960 800 408
			WH55821103C	960 800 038	**WH56821103C**	960 800 238	**WH57821103C**	960 800 438
			WH55821104C	960 800 048	**WH56821104C**	960 800 248	**WH57821104C**	960 800 448
			WH55821105C	960 800 058	**WH56821105C**	960 800 258	**WH57821105C**	960 800 458
USB Ladesteckdose Typ A-C mit Steckdose Typ 13 Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen			**WH55821300C**	960 810 008	**WH56821300C**	960 810 208	**WH57821300C**	960 810 008
			WH55821303C	960 810 038	**WH56821303C**	960 810 238	**WH57821303C**	960 810 038
			WH55821304C	960 810 048	**WH56821304C**	960 810 248	**WH57821304C**	960 810 048
			WH55821305C	960 810 058	**WH56821305C**	960 810 258	**WH57821305C**	960 810 058
USB Ladesteckdose Typ A-C mit Steckdose Typ 23 Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen			**WH55821400C**	960 820 008	**WH56821400C**	960 820 208	**WH57821400C**	960 820 408
			WH55821403C	960 820 038	**WH56821403C**	960 820 238	**WH57821403C**	960 820 438
			WH55821404C	960 820 048	**WH56821404C**	960 820 248	**WH57821404C**	960 820 448
			WH55821405C	960 820 058	**WH56821405C**	960 820 258	**WH57821405C**	960 820 458

Bezeichnung
250V AC
Ausgangsstrom: max 3250mA bei 65W
Nennausgangsleistung 60W
Max. Ausgangsleistung 65W
(automatische Leistungsanpassung je nach Temperaturanstieg im Gerät)
Ausgangsspannung 20 VDC
mit Schraubklemmen
Einbautiefe: 35 mm



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

		Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
USB Ladesteckdose Typ C 65W PD Ladeprotokolle: USB PD; PPS; BC1.2; Apple 2.4 A; Samsung 2A; QC4.0			**WH55821500C**	960 840 008	**WH56821500C**	960 840 208	**WH57821500C**	960 840 408
			WH55821503C	960 840 038	**WH56821503C**	960 840 238	**WH57821503C**	960 840 438
			WH55821504C	960 840 048	**WH56821504C**	960 840 248	**WH57821504C**	960 840 448
			WH55821505C	960 840 058	**WH56821505C**	960 840 258	**WH57821505C**	960 840 458

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH50821100A	960 806 003
WH50821103A	960 806 033
WH50821104A	960 806 043
WH50821105A	960 806 953
WH50821300A	960 816 003
WH50821303A	960 816 033
WH50821304A	960 816 043
WH50821305A	960 816 953
WH50821400A	960 826 003
WH50821403A	960 826 033
WH50821404A	960 826 043
WH50821405A	960 826 953



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH50821100B	960 803 003
WH50821103B	960 803 033
WH50821104B	960 803 043
WH50821105B	960 803 953
WH50821300B	960 813 003
WH50821303B	960 813 033
WH50821304B	960 813 043
WH50821305B	960 813 953
WH50821400B	960 823 003
WH50821403B	960 823 033
WH50821404B	960 823 043
WH50821405B	960 823 953



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 64 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH53821100Q	960 801 003
WH53821103Q	960 801 033
WH53821104Q	960 801 043
WH53821105Q	960 801 953
WH53821300Q	960 811 003
WH53821303Q	960 811 033
WH53821304Q	960 811 043
WH53821305Q	960 811 953
WH53821400Q	960 821 003
WH53821403Q	960 821 033
WH53821404Q	960 821 043
WH53821405Q	960 821 953



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH50821500A	960 846 003
WH50821503A	960 846 033
WH50821504A	960 846 043
WH50821505A	960 846 953




Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH50821500B	960 843 003
WH50821503B	960 843 033
WH50821504B	960 843 043
WH50821505B	960 843 953



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH53821500Q	960 841 003
WH53821503Q	960 841 033
WH53821504Q	960 841 043
WH53821505Q	960 841 953


WH50820100H

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front			
- Duroplast			
Front USB Ladesteckdose, Ultraweiss	1	**WH50820100H**	378 055 003
Front USB Ladesteckdose, Lichtgrau	1	**WH50820103H**	378 055 033
Front USB Ladesteckdose, Anthrazit	1	**WH50820104H**	378 055 043
Front USB Ladesteckdose, Schwarz	1	**WH50820105H**	378 055 953
Front USB Ladesteckdose, Beige	1	**WH50820107H**	378 055 913
Front USB Ladesteckdose, Braun	1	**WH50820109H**	378 055 993


WH50820200H

Baukasten, Ersatzteil, Front			
- Duroplast			
Front USB doppel Ladesteckdose, Ultraweiss	1	**WH50820200H**	378 100 003
Front USB doppel Ladesteckdose, Lichtgrau	1	**WH50820203H**	378 100 033
Front USB doppel Ladesteckdose, Anthrazit	1	**WH50820204H**	378 100 043
Front USB doppel Ladesteckdose, Schwarz	1	**WH50820205H**	378 100 953
Front USB doppel Ladesteckdose, Beige	1	**WH50820207H**	378 100 913
Front USB doppel Ladesteckdose, Braun	1	**WH50820209H**	378 100 993


WH50820300H

Baukasten, Ersatzteil, Front			
- Duroplast			
Front USB-Ladesteckdose mit Typ 13, Ultraweiss	1	**WH50820300H**	378 098 003
Front USB-Ladesteckdose mit Typ 13, Lichtgrau	1	**WH50820303H**	378 098 033
Front USB-Ladesteckdose mit Typ 13, Anthrazit	1	**WH50820304H**	378 098 043
Front USB-Ladesteckdose mit Typ 13, Schwarz	1	**WH50820305H**	378 098 953
Front USB-Ladesteckdose mit Typ 13, Beige	1	**WH50820307H**	378 098 913
Front USB-Ladesteckdose mit Typ 13, Braun	1	**WH50820309H**	378 098 993


WH50820400H


Baukasten, Ersatzteil, Front			
- Duroplast			
Front USB-Ladesteckdose mit Typ 23, Ultraweiss	1	**WH50820400H**	378 099 003
Front USB-Ladesteckdose mit Typ 23, Lichtgrau	1	**WH50820403H**	378 099 033
Front USB-Ladesteckdose mit Typ 23, Anthrazit	1	**WH50820404H**	378 099 043
Front USB-Ladesteckdose mit Typ 23, Schwarz	1	**WH50820405H**	378 099 953
Front USB-Ladesteckdose mit Typ 23, Beige	1	**WH50820407H**	378 099 913
Front USB-Ladesteckdose mit Typ 23, Braun	1	**WH50820409H**	378 099 993



WH50821500H

Baukasten, Ersatzteil, Front			
- Duroplast			
Front USB-Ladesteckdose Typ C PD 65W, Ultraweiss	1	**WH50821500H**	378 053 003
Front USB-Ladesteckdose Typ C PD 65W, Lichtgrau	1	**WH50821503H**	378 053 033
Front USB-Ladesteckdose Typ C PD 65W, Anthrazit	1	**WH50821504H**	378 053 043
Front USB-Ladesteckdose Typ C PD 65W, Schwarz	1	**WH50821505H**	378 053 953
Front USB-Ladesteckdose Typ C PD 65W, Beige	1	**WH50821507H**	378 053 913
Front USB-Ladesteckdose Typ C PD 65W, Braun	1	**WH50821509H**	378 053 993

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr




WH408211E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- 230 V~
- 2x flexible Leiter Länge 118mm mit 10mm Endhülsen

USB Ladesteckdose Typ A-C		1	**WH408211E**	960 806 793
USB Ladesteckdose Typ A-C mit Befestigungsplatte	40 mm	1	**WH408211F**	960 803 793




WH408213E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- 230 V~
- 2x flexible Leiter Länge 118mm mit 10mm Endhülsen
- Steckdose Typ 13/23 mit Steckklemmen

USB Ladesteckdose Typ A-C		1	**WH408213E**	960 816 793
USB Ladesteckdose Typ A-C mit Befestigungsplatte	40 mm	1	**WH408213F**	960 813 793



WH408221E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- 230 V~
- 2x flexible Leiter Länge 118mm mit 10mm Endhülsen

USB Ladesteckdose Typ C-C		1	**WH408221E**	960 916 793
USB Ladesteckdose Typ C-C mit Befestigungsplatte	40 mm	1	**WH408221F**	960 913 793




WH408222E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- 230 V~
- 2x flexible Leiter Länge 118mm mit 10mm Endhülsen

2x USB Ladesteckdose Typ C-C		1	**WH408222E**	960 066 793
2x USB Ladesteckdose Typ C-C mit Befestigungsplatte	40 mm	1	**WH408222F**	960 063 793



WH408223E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- 230 V~
- 2x flexible Leiter Länge 118mm mit 10mm Endhülsen
- Steckdose Typ 13/23 mit Steckklemmen

USB Ladesteckdose Typ C-C		1	**WH408223E**	960 936 793
USB Ladesteckdose Typ C-C mit Befestigungsplatte	40 mm	1	**WH408223F**	960 933 793



WH408215E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- 250V
- mit Schraubklemmen

USB Ladesteckdose Typ C 65W		1	**WH408215E**	960 746 793
USB Ladesteckdose Typ C 65W mit Befestigungsplatte	40 mm	1	**WH408215F**	960 843 793

kallysto
Durchgangsdose, Blindabdeckung

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung		Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Durchgangsdose inkl. Kabelzugentlastung, ohne Klemmsatz, Ø 9 mm			**WH25960500C**	145 718 008	**WH26960500C**	145 718 208	**WH27960500C**	145 718 408
			WH25960503C	145 718 038	**WH26960503C**	145 718 238	**WH27960503C**	145 718 438
			WH25960504C	145 718 048	**WH26960504C**	145 718 248	**WH27960504C**	145 718 448
			WH25960505C	145 718 058	**WH26960505C**	145 718 258	**WH27960505C**	145 718 458
Blindabdeckung mit Steckbefestigung (ohne Schrauben) Einbautiefe 10 mm			**WH25920500C**	378 410 008	**WH26920500C**	378 410 208	**WH27920500C**	378 410 408
			WH25920503C	378 410 038	**WH26920503C**	378 410 238	**WH27920503C**	378 410 438
			WH25920504C	378 410 048	**WH26920504C**	378 410 248	**WH27920504C**	378 410 448
			WH25920505C	378 410 058	**WH26920505C**	378 410 258	**WH27920505C**	378 410 458
Blindabdeckung mit Schraubbefestigung Einbautiefe 10 mm			**WH25920400C**	378 400 008	**WH26920400C**	378 400 208	**WH27920400C**	378 400 408
			WH25920403C	378 400 038	**WH26920403C**	378 400 238	**WH27920403C**	378 400 438
			WH25920404C	378 400 048	**WH26920404C**	378 400 248	**WH27920404C**	378 400 448
			WH25920405C	378 400 058	**WH26920405C**	378 400 258	**WH27920405C**	378 400 458

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596

Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20960500A	145 738 003	**WH20960500B**	145 818 003	**WH23960500Q**	140 802 003
WH20960503A	145 738 033	**WH20960503B**	145 818 033	**WH23960503Q**	140 802 033
WH20960504A	145 738 043	**WH20960504B**	145 818 043	**WH23960504Q**	140 802 043
WH20960505A	145 738 953	**WH20960505B**	145 818 953	**WH23960505Q**	140 802 953
WH20920500A	378 412 003	**WH20920500B**	378 411 003	**WH23920500Q**	378 417 003
WH20920503A	378 412 033	**WH20920503B**	378 411 033	**WH23920503Q**	378 417 033
WH20920504A	378 412 043	**WH20920504B**	378 411 043	**WH23920504Q**	378 417 043
WH20920505A	378 412 953	**WH20920505B**	378 411 953	**WH23920505Q**	378 417 953
WH20920400A	378 402 003	**WH20920400B**	378 401 003		
WH20920403A	378 402 033	**WH20920403B**	378 401 033		
WH20920404A	378 402 043	**WH20920404B**	378 401 043		
WH20920405A	378 402 953	**WH20920405B**	378 401 953		

▶ Seite 596



WH20250800H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front				
Front Bewegungsmelder, Ultra-Weiss	34 mm	1	**WH20250800H**	378 006 003
Front Bewegungsmelder, Lichtgrau	34 mm	1	**WH20250803H**	378 006 033
Front Bewegungsmelder, Anthrazit	34 mm	1	**WH20250804H**	378 006 043
Front Bewegungsmelder, Schwarz	34 mm	1	**WH20250805H**	378 006 053
Front Bewegungsmelder, Beige	34 mm	1	**WH20250807H**	378 006 013
Front Bewegungsmelder, Braun	34 mm	1	**WH20250809H**	378 006 093



WH20510100H

Baukasten, Ersatzteil, Front				
Front Sonnerietaster, Ultra-Weiss	36 mm	1	**WH20510100H**	378 175 003
Front Sonnerietaster, Lichtgrau	36 mm	1	**WH20510103H**	378 175 033
Front Sonnerietaster, Anthrazit	36 mm	1	**WH20510104H**	378 175 043
Front Sonnerietaster, Schwarz	36 mm	1	**WH20510105H**	378 175 953
Front Sonnerietaster, Beige	36 mm	1	**WH20510107H**	378 175 913
Front Sonnerietaster, Braun	36 mm	1	**WH20510109H**	378 175 993

WH50830100H

Baukasten, Ersatzteil, Front				
Front Türgong, Ultra-Weiss	28 mm	1	**WH50830100H**	378 106 003
Front Türgong, Lichtgrau	28 mm	1	**WH50830103H**	378 106 033
Front Türgong, Anthrazit	28 mm	1	**WH50830104H**	378 106 043
Front Türgong, Schwarz	28 mm	1	**WH50830105H**	378 106 953
Front Türgong, Beige	28 mm	1	**WH50830107H**	378 106 913
Front Türgong, Braun	28 mm	1	**WH50830109H**	378 106 993



WH20960500H

Baukasten, Ersatzteil, Front				
Front Durchgangsdose, Ultra-Weiss	34 mm	1	**WH20960500H**	378 405 003
Front Durchgangsdose, Lichtgrau	34 mm	1	**WH20960503H**	378 405 033
Front Durchgangsdose, Anthrazit	34 mm	1	**WH20960504H**	378 405 043
Front Durchgangsdose, Schwarz	34 mm	1	**WH20960505H**	378 405 953
Front Durchgangsdose, Beige	34 mm	1	**WH20960507H**	378 405 913
Front Durchgangsdose, Braun	34 mm	1	**WH20960509H**	378 405 993

▶ Seite 596

WH20920500H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front - Steckbefestigung				
Blindfrontplatte steckbar, Ultra-Weiss	10 mm	1	**WH20920500H**	378 414 003
Blindfrontplatte steckbar Lichtgrau	10 mm	1	**WH20920503H**	378 414 033
Blindfrontplatte steckbar, Anthrazit	10 mm	1	**WH20920504H**	378 414 043
Blindfrontplatte steckbar, Schwarz	10 mm	1	**WH20920505H**	378 414 953
Blindfrontplatte steckbar, Beige	10 mm	1	**WH20920507H**	378 414 913
Blindfrontplatte steckbar, Braun	10 mm	1	**WH20920509H**	378 414 993



WH20920400H

Baukasten, Ersatzteil, Front - Schraubbefestigung				
Blindfrontplatte schraubbar, Ultra-Weiss	10 mm	1	**WH20920400H**	378 404 003
Blindfrontplatte schraubbar Lichtgrau	10 mm	1	**WH20920403H**	378 404 033
Blindfrontplatte schraubbar, Anthrazit	10 mm	1	**WH20920404H**	378 404 043
Blindfrontplatte schraubbar, Schwarz	10 mm	1	**WH20920405H**	378 404 953
Blindfrontplatte schraubbar, Beige	10 mm	1	**WH20920407H**	378 404 913
Blindfrontplatte schraubbar, Braun	10 mm	1	**WH20920409H**	378 404 993




WH102508E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 250 V~ - mit Schraubklemmen				
Bewegungsmelder 3 Draht	34 mm	1	**WH102508E**	545 036 793
Bewegungsmelder 3 Draht mit Befestigungsplatte	34 mm	1	**WH102508F**	545 033 793
Bewegungsmelder 3 Draht	34 mm	1	**WH102509E**	545 026 793
Bewegungsmelder 3 Draht mit Befestigungsplatte	34 mm	1	**WH102509F**	545 023 793



WH105101E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 250 V~				
Sonnerie-Drucktaster	36 mm	1	**WH105101E**	863 727 003
Sonnerie-Drucktaster mit Befestigungsplatte	36 mm	1	**WH105101F**	863 729 003



WH408301E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz				
Türgong 250V AC	28 mm	1	**WH408301E**	931 106 793
Türgong 250V AC mit Befestigungsplatte	28 mm	1	**WH408301F**	931 103 793
Türgong 12 V =/AC	28 mm	1	**WH102510E**	931 116 793
Türgong 12 V =/AC mit Befestigungsplatte	28 mm	1	**WH408302F**	931 113 793

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung
Einbautiefe 36 mm
Integrierte LED blau für Orientierung

	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Hotelcard-Schalter 10 A 250 V~		**WH25130300C**	350 277 008	**WH26130300C**	350 277 208	**WH27130300C**	350 277 408
		WH25130303C	350 277 038	**WH26130303C**	350 277 238	**WH27130303C**	350 277 438
		WH25130304C	350 277 048	**WH26130304C**	350 277 248	**WH27130304C**	350 277 448
		WH25130305C	350 277 058	**WH26130305C**	350 277 258	**WH27130305C**	350 277 458

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20130300A	350 877 003
WH20130303A	350 877 033
WH20130304A	350 877 043
WH20130305A	350 877 953



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20130300B	350 577 003
WH20130303B	350 577 033
WH20130304B	350 577 043
WH20130305B	350 577 953

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung Einbautiefe 32 mm	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Einfachsteckdose **Typ Schuko (DE)** 16 A 250 V~ Schuko mit Kinderschutz Einbautiefe 32 mm	☐	**WH25750100C**	630 004 008	**WH26750100C**	630 004 208	**WH27750100C**	630 004 408
	■	**WH25750105C**	630 004 058	**WH26750105C**	630 004 258	**WH27750105C**	630 004 458
Einfachsteckdose **Typ 2P+T (FR)** 16 A 250 V~ mit Kinderschutz Einbautiefe 28 mm	☐	**WH25750200C**	630 005 008	**WH26750200C**	630 005 208	**WH27750200C**	630 005 408
	■	**WH25750205C**	630 005 058	**WH26750205C**	630 005 258	**WH27750205C**	630 005 458

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20750100A	630 084 003
WH20750105A	630 084 953
WH20750200A	630 085 003
WH20750205A	630 085 953



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20750100B	630 064 003
WH20750105B	630 064 953
WH20750200B	630 065 003
WH20750205B	630 065 953

▶ Seite 596



WH20130300H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front				
Front Hotel Card-Taster, Ultraweiss	36 mm	1	**WH20130300H**	378 978 003
Front Hotel Card-Taster, Lichtgrau	36 mm	1	**WH20130303H**	378 978 033
Front Hotel Card-Taster, Anthrazit	36 mm	1	**WH20130304H**	378 978 043
Front Hotel Card-Taster, Schwarz	36 mm	1	**WH20130305H**	378 978 953
Front Hotel Card-Taster, Beige	36 mm	1	**WH20130307H**	378 978 913
Front Hotel Card-Taster, Braun	36 mm	1	**WH20130309H**	378 978 993

▶ Seite 596

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH101303F	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 10 A 250 V~ - mit Schraubklemmen				
	Hotelcard-Schalter	36 mm	1	**WH101303F**	350 879 003

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung
Einbautiefe 32 mm

	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
LED-Signalisation Grün und Rot ohne Piktogramm, 1,4 mW, 250 V~		**WH25520300C**	455 212 008	**WH26520300C**	455 212 208	**WH27520300C**	455 212 408
		WH25520303C	455 212 038	**WH26520303C**	455 212 238	**WH27520303C**	455 212 438
		WH25520304C	455 212 048	**WH26520304C**	455 212 248	**WH27520304C**	455 212 448
		WH25520305C	455 212 058	**WH26520305C**	455 212 258	**WH27520305C**	455 212 458
LED-Signalisation Weiss ohne Piktogramm, 1,4 mW, 250 V~ Helligkeitseinstellung		**WH25520100C**	455 210 008	**WH26520100C**	455 210 208	**WH27520100C**	455 210 408
		WH25520103C	455 210 038	**WH26520103C**	455 210 238	**WH27520103C**	455 210 438
		WH25520104C	455 210 048	**WH26520104C**	455 210 248	**WH27520104C**	455 210 448
		WH25520105C	455 210 058	**WH26520105C**	455 210 258	**WH27520105C**	455 210 458
LED-Signalisation Blau ohne Piktogramm, 1,4 mW, 250 V~ Helligkeitseinstellung		**WH25520200C**	455 213 008	**WH26520200C**	455 213 208	**WH27520200C**	455 213 408
		WH25520203C	455 213 038	**WH26520203C**	455 213 238	**WH27520203C**	455 213 438
		WH25520204C	455 213 048	**WH26520204C**	455 213 248	**WH27520204C**	455 213 448
		WH25520205C	455 213 058	**WH26520205C**	455 213 258	**WH27520205C**	455 213 458

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596




Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
WH20520300A	455 712 003	**WH20520300B**	455 612 003
WH20520303A	455 712 033	**WH20520303B**	455 612 033
WH20520304A	455 712 043	**WH20520304B**	455 612 043
WH20520305A	455 712 953	**WH20520305B**	455 612 953
WH20520100A	455 710 003	**WH20520100B**	455 610 003
WH20520103A	455 710 033	**WH20520103B**	455 610 033
WH20520104A	455 710 043	**WH20520104B**	455 610 043
WH20520105A	455 710 953	**WH20520105B**	455 610 953
WH20520200A	455 713 003	**WH20520200B**	455 613 003
WH20520203A	455 713 033	**WH20520203B**	455 613 033
WH20520204A	455 713 043	**WH20520204B**	455 613 043
WH20520205A	455 713 953	**WH20520205B**	455 613 953

▶ Seite 596



Piktogramm für LED-Signalisation

- 42 x 42 mm

Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Set WC (1x Mann,1x Frau und 1x Rollstuhl)	1	**WH395607Z**	455 552 903
Treppe	1	**WH395605Z**	455 511 903
Lift	1	**WH395606Z**	455 512 903
Sitzungszimmer (2-farbig) für LED-Signalisation Grün und Rot	1	**WH395608Z**	455 503 903
Hotel (2-farbig) für LED-Signalisation Grün und Rot	1	**WH395609Z**	455 513 903
Neutral (A4 Bogen mit 6x4 Etiketten)	1	**WH395604Z**	455 500 903

▶ Seite 596



WH105203F

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 1,4 mW, 250 V~ - mit Schraubklemmen				
LED-Signalisation Grün und Rot	32 mm	1	**WH105203F**	455 612 753
LED-Signalisation Weiss	32 mm	1	**WH105201F**	455 610 703
LED-Signalisation Blau	32 mm	1	**WH105202F**	455 613 773

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Knöpfe und Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
(Funk)

Schutzart:
IP20



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Smart Switch für Friends of Hue - Inbetriebnahme mit Philips Hue App (benötigt Bridge v2) - Zweifachtaster - Für schalten, dimmen und Szenen steuern - Reichweite bis 15m - Kombinationstauglich		**WH25262600C**	325 120 008	**WH26262600C**	325 120 208	**WH27262600C**	325 120 408
		WH25262603C	325 120 038	**WH26262603C**	325 120 238	**WH27262603C**	325 120 438
		WH25262605C	325 120 058	**WH26262605C**	325 120 258	**WH27262605C**	325 120 458
Smart Switch für Friends of Hue - Kann direkt an die Wand aufgeschraubt oder aufgeklebt werden - Inbetriebnahme mit Philips Hue App (benötigt Bridge v2) - Zweifachtaster - Für schalten, dimmen und Szenen steuern - Reichweite bis 15m - Kombinationstauglich		**WH25262100C**	325 110 008	**WH26262100C**	325 110 208	**WH27262100C**	325 110 408
		WH25262103C	325 110 038	**WH26262103C**	325 110 238	**WH27262103C**	325 110 438
		WH25262105C	325 110 058	**WH26262105C**	325 110 258	**WH27262105C**	325 110 458

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20262600A	325 126 003
WH20262603A	325 126 033
WH20262605A	325 126 953



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20262600B	325 123 003
WH20262603B	325 123 033
WH20262605B	325 123 853



Unterputz
Frontrahmen + Knöpfe 60x60mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20263600H	325 991 003
WH20263603H	325 991 033
WH20263605H	325 991 953

WH20262100A	325 116 003
WH20262103A	325 116 033
WH20262105A	325 116 953

WH20263600H	325 991 003
WH20263603H	325 991 033
WH20263605H	325 991 953

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Aufsteckbarer Klemmenblock geschraubt 0.2mm² bis 1.5mm²
Draht und Litze oder 2x1.0mm² Draht

Schutzart:
P20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung		Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Universaltaster 2-fach ohne LED			**WH25260200C**	325 002 008	**WH26260200C**	325 002 208	**WH27260200C**	325 002 408
			WH25260203C	325 002 038	**WH26260203C**	325 002 238	**WH27260203C**	326 002 438
			WH25260204C	325 002 048	**WH26260204C**	325 002 248	**WH27260204C**	325 002 448
			WH25260205C	325 002 058	**WH26260205C**	325 002 258	**WH27260205C**	325 002 458
Universaltaster 2-fach mit LED blau			**WH25261200C**	325 012 008	**WH26261200C**	325 012 208	**WH27261200C**	325 012 408
			WH25261203C	325 012 038	**WH26261203C**	325 012 238	**WH27261203C**	325 012 438
			WH25261204C	325 012 048	**WH26261204C**	325 012 248	**WH27261204C**	325 012 448
			WH25261205C	325 012 058	**WH26261205C**	325 012 258	**WH27261205C**	325 012 458
Universaltaster 4-fach ohne LED			**WH25260400C**	325 004 008	**WH26260400C**	325 004 208	**WH27260400C**	325 004 408
			WH25260403C	325 004 038	**WH26260403C**	325 004 238	**WH27260403C**	325 004 438
			WH25260404C	325 004 048	**WH26260404C**	325 004 248	**WH27260404C**	325 004 448
			WH25260405C	325 004 058	**WH26260405C**	325 004 258	**WH27260405C**	325 004 458
Universaltaster 4-fach mit LED blau			**WH25261400C**	325 014 008	**WH26261400C**	325 014 208	**WH27261400C**	325 014 408
			WH25261403C	325 014 038	**WH26261403C**	325 014 238	**WH27261403C**	325 014 438
			WH25261404C	325 014 048	**WH26261404C**	325 014 248	**WH27261404C**	325 014 448
			WH25261405C	325 014 058	**WH26261405C**	325 014 258	**WH27261405C**	325 014 458
Universaltaster 6-fach ohne LED			**WH25260600C**	325 006 008	**WH26260600C**	325 006 208	**WH27260600C**	325 006 408
			WH25260603C	325 006 038	**WH26260603C**	325 006 238	**WH27260603C**	325 006 438
			WH25260604C	325 006 048	**WH26260604C**	325 006 248	**WH27260604C**	325 006 448
			WH25260605C	325 006 058	**WH26260605C**	325 006 258	**WH27260605C**	325 006 458
Universaltaster 6-fach mit LED blau			**WH25261600C**	325 016 008	**WH26261600C**	325 016 208	**WH27261600C**	325 016 408
			WH25261603C	325 016 038	**WH26261603C**	325 016 238	**WH27261603C**	325 016 438
			WH25261604C	325 016 048	**WH26261604C**	325 016 248	**WH27261604C**	325 016 448
			WH25261605C	325 016 058	**WH26261605C**	325 016 258	**WH27261605C**	325 016 458

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 39 mm


Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH20260200A	325 602 003	**WH20260200B**	325 302 003	**WH23260200Q**	203 022 003
WH20260203A	325 602 033	**WH20260203B**	325 302 033	**WH23260203Q**	203 022 033
WH20260204A	325 602 043	**WH20260204B**	325 302 043	**WH23260204Q**	203 022 043
WH20260205A	325 602 953	**WH20260205B**	325 302 953	**WH23260205Q**	203 022 953
WH20261200A	325 612 003	**WH20261200B**	325 312 003	**WH23261200Q**	203 032 003
WH20261203A	325 612 033	**WH20261203B**	325 312 033	**WH23261203Q**	203 032 033
WH20261204A	325 612 043	**WH20261204B**	325 312 043	**WH23261204Q**	203 032 043
WH20261205A	325 612 953	**WH20261205B**	325 312 953	**WH23261205Q**	203 032 953
WH20260400A	325 604 003	**WH20260400B**	325 304 003	**WH23260400Q**	203 024 003
WH20260403A	325 604 033	**WH20260403B**	325 304 033	**WH23260403Q**	203 024 033
WH20260404A	325 604 043	**WH20260404B**	325 304 043	**WH23260404Q**	203 024 043
WH20260405A	325 604 953	**WH20260405B**	325 304 953	**WH23260405Q**	203 024 953
WH20261400A	325 614 003	**WH20261400B**	325 314 003	**WH23261400Q**	203 034 003
WH20261403A	325 614 033	**WH20261403B**	325 314 033	**WH23261403Q**	203 034 033
WH20261404A	325 614 043	**WH20261404B**	325 314 043	**WH23261404Q**	203 034 043
WH20261405A	325 614 953	**WH20261405B**	325 314 953	**WH23261405Q**	203 034 953
WH20260600A	325 606 003	**WH20260600B**	325 306 003	**WH23260600Q**	203 026 003
WH20260603A	325 606 033	**WH20260603B**	325 306 033	**WH23260603Q**	203 026 033
WH20260604A	325 606 043	**WH20260604B**	325 306 043	**WH23260604Q**	203 026 043
WH20260605A	325 606 953	**WH20260605B**	325 306 953	**WH23260605Q**	203 026 953
WH20261600A	325 616 003	**WH20261600B**	325 316 003	**WH23261600Q**	203 036 003
WH20261603A	325 616 033	**WH20261603B**	325 316 033	**WH23261603Q**	203 036 033
WH20261604A	325 616 043	**WH20261604B**	325 316 043	**WH23261604Q**	203 036 043
WH20261605A	325 616 953	**WH20261605B**	325 316 953	**WH23261605Q**	203 036 953

▶ Seite 596


WHT9200


WHT9400


WHT9600


WHT9000


WHT0100

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Tasterfront				
Universaltaste 2-fach				
Tasterfront 2-fach, Ultraweiss		1	**WHT9200**	378 142 003
Tasterfront 2-fach, Lichtgrau		1	**WHT9203**	378 142 033
Tasterfront 2-fach, Anthrazit		1	**WHT9204**	378 142 043
Tasterfront 2-fach, Schwarz		1	**WHT9205**	378 142 953
Tasterfront 2-fach, Beige		1	**WHT9207**	378 142 913
Tasterfront 2-fach, Braun		1	**WHT9209**	378 142 993
Baukasten, Ersatzteil, Tasterfront				
Universaltaste 4-fach				
Tasterfront 4-fach, Ultraweiss		1	**WHT9400**	378 144 003
Tasterfront 4-fach, Lichtgrau		1	**WHT9403**	378 144 033
Tasterfront 4-fach, Anthrazit		1	**WHT9404**	378 144 043
Tasterfront 4-fach, Schwarz		1	**WHT9405**	378 144 953
Tasterfront 4-fach, Beige		1	**WHT9407**	378 144 913
Tasterfront 4-fach, Braun		1	**WHT9409**	378 144 993
Baukasten, Ersatzteil, Tasterfront				
Universaltaste 6-fach				
Tasterfront 6-fach, Ultraweiss		1	**WHT9600**	378 146 003
Tasterfront 6-fach, Lichtgrau		1	**WHT9603**	378 146 033
Tasterfront 6-fach, Anthrazit		1	**WHT9604**	378 146 043
Tasterfront 6-fach, Schwarz		1	**WHT9605**	378 146 953
Tasterfront 6-fach, Beige		1	**WHT9607**	378 146 913
Tasterfront 6-fach, Braun		1	**WHT9609**	378 146 993
Baukasten, Ersatzteil, Frontrahmen				
Frontrahmen, Ultraweiss		1	**WHT9000**	378 108 003
Frontrahmen, Lichtgrau		1	**WHT9003**	378 108 033
Frontrahmen, Anthrazit		1	**WHT9004**	378 108 043
Frontrahmen, Schwarz		1	**WHT9005**	378 108 953
Frontrahmen, Beige		1	**WHT9007**	378 108 913
Frontrahmen, Braun		1	**WHT9009**	378 108 993
Blindabdeckung statt Beschriftungsfeld				
- die transparente Abdeckung des Beschriftungsfeldes kann durch Duroplast-Abdeckungen in den Grundfarben ersetzt werden. Die Blindabdeckung kann gelasert oder graviert werden.				
Blindabdeckung, Ultraweiss		1	**WHT0100**	323 990 003
Blindabdeckung, Lichtgrau		1	**WHT0103**	323 990 033
Blindabdeckung, Anthrazit		1	**WHT0104**	323 990 043
Blindabdeckung, Schwarz		1	**WHT0105**	323 990 953
Blindabdeckung, Beige		1	**WHT0107**	323 990 913
Blindabdeckung, Braun		1	**WHT0109**	323 990 993

▶ Seite 596

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr



WH102602F

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- Universaltaster 2-fach
  mini 5V AC/DC, max 24 VAC oder 48 VDC,
  mini 0.1 mA; max 10 mA bei max. Spannung

Universaltaster 2-fach ohne LED	17,5 mm	1	**WH102602F**	325 302 798
Universaltaster 2-fach mit LED blau	17,5 mm	1	**WH102612F**	325 312 798



WH102606F

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- Universaltaster 4-6-fach
  mini 5V AC/DC, max 24 VAC oder 48 VDC,
  mini 0.1 mA; max 10 mA bei max. Spannung


Universaltaster 4-6-fach ohne LED	17,5 mm	1	**WH102606F**	325 306 798
Universaltaster 4-6-fach mit LED blau	17,5 mm	1	**WH102616F**	325 316 798

Taster KNX Secure mit RGB LED:
Elektronischer Multifunktionstaster mit integriertem KNX-Busankoppler Twisted-Pair (TP)

Merkmale:
- Spannungsversorgung: Systemspannung 30 VDC (KNX)
- integrierter Temperatursensor
- integrierter Buzzer zur Standort-Ortung in der Installation
- Zum Einbau in CH-Schalterdosen
- Kombinierbar mit CH-kallysto Rahmen und Mehrfachkombinationen
- Laserbeschriftung mit und ohne Hintergrundbeleuchtung über das Labelling Service Tool.







Bezeichnung	Farbe	**kallysto.line** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.pro** komplett 94 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.trend** komplett 94 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Taster KNX Secure mit RGB LED 2-fach		**WHTL44200C**	305 800 008	**WHTP44200C**	305 800 408	**WHTT44200C**	305 800 208
		WHTL44203C	305 800 038	**WHTP44203C**	305 800 438	**WHTT44203C**	305 800 238
		WHTL44204C	305 800 048	**WHTP44204C**	305 800 448	**WHTT44204C**	305 800 248
		WHTL44205C	305 800 058	**WHTP44205C**	305 800 458	**WHTT44205C**	305 800 258
Taster KNX Secure mit RGB LED 4-fach		**WHTL44400C**	305 802 008	**WHTP44400C**	305 802 408	**WHTT44400C**	305 802 208
		WHTL44403C	305 802 038	**WHTP44403C**	305 802 438	**WHTT44403C**	305 802 238
		WHTL44404C	305 802 048	**WHTP44404C**	305 802 448	**WHTT44404C**	305 802 248
		WHTL44405C	305 802 058	**WHTP44405C**	305 802 458	**WHTT44405C**	305 802 258
Taster KNX Secure mit RGB LED 6-fach		**WHTL44600C**	305 804 008	**WHTP44600C**	305 804 408	**WHTT44600C**	305 804 208
		WHTL44603C	305 804 038	**WHTP44603C**	305 804 438	**WHTT44603C**	305 804 238
		WHTL44604C	305 804 048	**WHTP44604C**	305 804 448	**WHTT44604C**	305 804 248
		WHTL44605C	305 804 058	**WHTP44605C**	305 804 458	**WHTT44605C**	305 804 258
Taster KNX Secure mit RGB LED 8-fach		**WHTL44800C**	305 806 008	**WHTP44800C**	305 806 408	**WHTT44800C**	305 806 208
		WHTL44803C	305 806 038	**WHTP44803C**	305 806 438	**WHTT44803C**	305 806 238
		WHTL44804C	305 806 048	**WHTP44804C**	305 806 448	**WHTT44804C**	305 806 248
		WHTL44805C	305 806 058	**WHTP44805C**	305 806 458	**WHTT44805C**	305 806 258

Funktionen:
- Umschalten Taster / Wippe
- Taster UM, Schalten EIN, AUS
- Dimmen (1- und 2-Tasten-Bedienung)
- Zeitschalter- Rollladen-/Jalousie
- Wert senden (1 byte und 2 byte)
- Auswahl der Betriebsart bei Heizungsfunktion
- Alarm
- Szenen (1 - 64)
- 2 Kanal Modus- Stufenschalter
- Automatisierung deaktivieren
- Zwei Ebenen
- LED Rückmeldung / Konfiguration

Lieferfarben:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WHT44200A	305 806 003
WHT44203A	305 806 033
WHT44204A	305 806 043
WHT44205A	305 806 053
WHT44400A	305 816 003
WHT44403A	305 816 033
WHT44404A	305 816 043
WHT44405A	305 816 053
WHT44600A	305 826 003
WHT44603A	305 826 033
WHT44604A	305 826 043
WHT44605A	305 826 053
WHT44800A	305 836 003
WHT44803A	305 836 033
WHT44804A	305 836 043
WHT44805A	305 836 053



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WHT44200B	305 803 003
WHT44203B	305 803 033
WHT44204B	305 803 043
WHT44205B	305 803 053
WHT44400B	305 813 003
WHT44403B	305 813 033
WHT44404B	305 813 043
WHT44405B	305 813 053
WHT44600B	305 823 003
WHT44603B	305 823 033
WHT44604B	305 823 043
WHT44605B	305 823 053
WHT44800B	305 833 003
WHT44803B	305 833 033
WHT44804B	305 833 043
WHT44805B	305 833 053



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WHT44200Q	305 801 003
WHT44203Q	305 801 033
WHT44204Q	305 801 043
WHT44205Q	305 801 053
WHT44400Q	305 811 003
WHT44403Q	305 811 033
WHT44404Q	305 811 043
WHT44405Q	305 811 053
WHT44600Q	305 821 003
WHT44603Q	305 821 033
WHT44604Q	305 821 043
WHT44605Q	305 821 053
WHT44800Q	305 831 003
WHT44803Q	305 831 033
WHT44804Q	305 831 043
WHT44805Q	305 831 053

Taster KNX Secure mit RGB LED:
Elektronischer Multifunktionstaster mit integriertem KNX-Busankoppler Twisted-Pair (TP)

Merkmale:
- Spannungsversorgung: Systemspannung 30 VDC (KNX)
- integrierter Temperatursensor
- integrierter Buzzer zur Standort-Ortung in der Installation
- Zum Einbau in CH-Schalterdosen
- Kombinierbar mit CH-kallysto Rahmen und Mehrfachkombinationen
- Laserbeschriftung mit und ohne Hintergrundbeleuchtung über das Labelling Service Tool.







Bezeichnung		**kallysto.line** komplett 92 x 92 mm		**kallysto.pro** komplett 94 x 94 mm		**kallysto.trend** komplett 94 x 94 mm	
	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Taster KNX Secure mit RGB LED 2-fach ohne Knöpfe		**WHTL44200CL**	305 801 008	**WHTP44200CL**	305 801 408	**WHTT44200CL**	305 801 208
		WHTL44203CL	305 801 038	**WHTP44203CL**	305 801 438	**WHTT44203CL**	305 801 238
		WHTL44204CL	305 801 048	**WHTP44204CL**	305 801 448	**WHTT44204CL**	305 801 248
		WHTL44205CL	305 801 058	**WHTP44205CL**	305 801 458	**WHTT44205CL**	305 801 258
Taster KNX Secure mit RGB LED 4-fach ohne Knöpfe		**WHTL44400CL**	305 803 008	**WHTP44400CL**	305 803 408	**WHTT44400CL**	305 803 208
		WHTL44403CL	305 803 038	**WHTP44403CL**	305 803 438	**WHTT44403CL**	305 803 238
		WHTL44404CL	305 803 048	**WHTP44404CL**	305 803 448	**WHTT44404CL**	305 803 248
		WHTL44405CL	305 803 058	**WHTP44405CL**	305 803 458	**WHTT44405CL**	305 803 258
Taster KNX Secure mit RGB LED 6-fach ohne Knöpfe		**WHTL44600CL**	305 805 008	**WHTP44600CL**	305 805 408	**WHTT44600CL**	305 805 208
		WHTL44603CL	305 805 038	**WHTP44603CL**	305 805 438	**WHTT44603CL**	305 805 238
		WHTL44604CL	305 805 048	**WHTP44604CL**	305 805 448	**WHTT44604CL**	305 805 248
		WHTL44605CL	305 805 058	**WHTP44605CL**	305 805 458	**WHTT44605CL**	305 805 258
Taster KNX Secure mit RGB LED 8-fach ohne Knöpfe		**WHTL44800CL**	305 807 008	**WHTP44800CL**	305 807 408	**WHTT44800CL**	305 807 208
		WHTL44803CL	305 807 038	**WHTP44803CL**	305 807 438	**WHTT44803CL**	305 807 238
		WHTL44804CL	305 807 048	**WHTP44804CL**	305 807 448	**WHTT44804CL**	305 807 248
		WHTL44805CL	305 807 058	**WHTP44805CL**	305 807 458	**WHTT44805CL**	305 807 258

Funktionen:
- Umschalten Taster / Wippe
- Taster UM, Schalten EIN, AUS
- Dimmen (1- und 2-Tasten-Bedienung)
- Zeitschalter- Rollladen-/Jalousie
- Wert senden (1 byte und 2 byte)
- Auswahl der Betriebsart bei Heizungsfunktion
- Alarm
- Szenen (1 - 64)
- 2 Kanal Modus- Stufenschalter
- Automatisierung deaktivieren
- Zwei Ebenen
- LED Rückmeldung / Konfiguration

Lieferfarben:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WHT44200AL	305 806 103
WHT44203AL	305 806 133
WHT44204AL	305 806 143
WHT44205AL	305 806 153
WHT44400AL	305 816 103
WHT44403AL	305 816 133
WHT44404AL	305 816 143
WHT44405AL	305 816 153
WHT44600AL	305 826 103
WHT44603AL	305 826 133
WHT44604AL	305 826 143
WHT44605AL	305 826 153
WHT44800AL	305 836 103
WHT44803AL	305 836 133
WHT44804AL	305 836 143
WHT44805AL	305 836 153

Taster KNX ohne LED:
Elektronischer Multifunktionstaster mit integriertem KNX-Busankoppler Twisted-Pair (TP)

Merkmale:
- Spannungsversorgung: Systemspannung 30 VDC (KNX)
- integrierter Temperatursensor
- integrierter Buzzer zur Standort-Ortung in der Installation
- Zum Einbau in CH-Schalterdosen
- Kombinierbar mit CH-kallysto Rahmen und Mehrfachkombinationen
- Beschriftungsfeld (austauschbar mit optionaler Blindabdeckung)
- Inbetriebnahme und Baustellenbetrieb ohne Frontabdeckung möglich (Schmutzabdeckung mitgeliefert)







Bezeichnung	Farbe	**kallysto.line** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.trend** komplett 94 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.pro** komplett 94 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Taster KNX ohne LED 2-fach		**WHTL40200C**	305 150 008	**WHTT40200C**	305 150 208	**WHTP40200C**	305 150 408
		WHTL40203C	305 150 038	**WHTT40203C**	305 150 238	**WHTP40203C**	305 150 438
		WHTL40204C	305 150 048	**WHTT40204C**	305 150 248	**WHTP40204C**	305 150 448
		WHTL40205C	305 150 058	**WHTT40205C**	305 150 258	**WHTP40205C**	305 150 458
Taster KNX ohne LED 4-fach		**WHTL40400C**	305 250 008	**WHTT40400C**	305 250 208	**WHTP40400C**	305 250 408
		WHTL40403C	305 250 038	**WHTT40403C**	305 250 238	**WHTP40403C**	305 250 438
		WHTL40404C	305 250 048	**WHTT40404C**	305 250 248	**WHTP40404C**	305 250 448
		WHTL40405C	305 250 058	**WHTT40405C**	305 250 258	**WHTP40405C**	305 250 458
Taster KNX ohne LED 6-fach		**WHTL40600C**	305 350 008	**WHTT40600C**	305 350 208	**WHTP40600C**	305 350 408
		WHTL40603C	305 350 038	**WHTT40603C**	305 350 238	**WHTP40603C**	305 350 438
		WHTL40604C	305 350 048	**WHTT40604C**	305 350 248	**WHTP40604C**	305 350 448
		WHTL40605C	305 350 058	**WHTT40605C**	305 350 258	**WHTP40605C**	305 350 458

Funktionen:
- Umschalten Taster / Wippe
- Taster UM, Schalten EIN, AUS
- Dimmen (1- und 2-Tasten Bedienung)
- Zeitschalter
- Rollladen-/Jalousie
- Wert senden (1 byte und 2 byte)
- Auswahl der Betriebsart bei Heizungsfunktion
- Alarm
- Szenen (1 - 64)
- 2 Kanal Modus
- Stufenschalter
- Automatisierung deaktivieren
- Zwei Ebenen

Lieferfarben:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WHT40200A	305 156 003	**WHT40200B**	305 153 003	**WHT40200Q**	205 150 003
WHT40203A	305 156 033	**WHT40203B**	305 153 033	**WHT40203Q**	205 150 033
WHT40204A	305 156 043	**WHT40204B**	305 153 043	**WHT40204Q**	205 150 043
WHT40205A	305 156 953	**WHT40205B**	305 153 953	**WHT40205Q**	205 150 953
WHT40400A	305 256 003	**WHT40400B**	305 253 003	**WHT40400Q**	205 250 003
WHT40403A	305 256 033	**WHT40403B**	305 253 033	**WHT40403Q**	205 250 033
WHT40404A	305 256 043	**WHT40404B**	305 253 043	**WHT40404Q**	205 250 043
WHT40405A	305 256 953	**WHT40405B**	305 253 953	**WHT40405Q**	205 250 953
WHT40600A	305 356 003	**WHT40600B**	305 353 003	**WHT40600Q**	205 350 003
WHT40603A	305 356 033	**WHT40603B**	305 353 033	**WHT40603Q**	205 350 033
WHT40604A	305 356 043	**WHT40604B**	305 353 043	**WHT40604Q**	205 350 043
WHT40605A	305 356 953	**WHT40605B**	305 353 953	**WHT40605Q**	205 350 953

kallysto
KNX Multifunktionstaster

Taster KNX mit LED:
Elektronischer Multifunktionstaster mit integriertem KNX-Busankoppler Twisted-Pair (TP)

Merkmale:
- Spannungsversorgung: Systemspannung 30 VDC (KNX)
- Tasten mit RGB LED-Beleuchtung
- 6 LED-Farben:
  Rot, Grün, Blau, Rot-Grün, Rot, Blau, Grün-Blau
  (Einzelfarben pro Taste nur bei KNX system (ETS) möglich)
- integrierter Temperatursensor
- integrierter Buzzer zur Standort-Ortung in der Installation
- Zum Einbau in CH-Schalterdosen
- Kombinierbar mit CH-kallysto-Rahmen und Mehrfachkombinationen
- Beschriftungsfeld (austauschbar mit optionaler Blindabdeckung)
- Weisse LED hinter dem Beschriftungsfeld
- Inbetriebnahme und Baustellenbetrieb ohne Frontabdeckung möglich
  (Schmutzabdeckung mitgeliefert)







Bezeichnung	Farbe	kallysto.line komplett 92 x 92 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr	kallysto.trend komplett 94 x 94 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr	kallysto.pro komplett 94 x 94 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Taster KNX mit RGB LED 2-fach		**WHTL41200C**	305 160 008	**WHTT41200C**	305 160 208	**WHTP41200C**	305 160 408
		WHTL41203C	305 160 038	**WHTT41203C**	305 160 238	**WHTP41203C**	305 160 438
		WHTL41204C	305 160 048	**WHTT41204C**	305 160 248	**WHTP41204C**	305 160 448
		WHTL41205C	305 160 058	**WHTT41205C**	305 160 258	**WHTP41205C**	305 160 458
Taster KNX mit RGB LED 4-fach		**WHTL41400C**	305 260 008	**WHTT41400C**	305 260 208	**WHTP41400C**	305 260 408
		WHTL41403C	305 260 038	**WHTT41403C**	305 260 238	**WHTP41403C**	305 260 438
		WHTL41404C	305 260 048	**WHTT41404C**	305 260 248	**WHTP41404C**	305 260 448
		WHTL41405C	305 260 058	**WHTT41405C**	305 260 258	**WHTP41405C**	305 260 458
Taster KNX mit RGB LED 6-fach		**WHTL41600C**	305 360 008	**WHTT41600C**	305 360 208	**WHTP41600C**	305 360 408
		WHTL41603C	305 360 038	**WHTT41603C**	305 360 238	**WHTP41603C**	305 360 438
		WHTL41604C	305 360 048	**WHTT41604C**	305 360 248	**WHTP41604C**	305 360 448
		WHTL41605C	305 360 058	**WHTT41605C**	305 360 258	**WHTP41605C**	305 360 458

Funktionen:
- Umschalten Taster / Wippe
- Taster UM, Schalten EIN, AUS
- Dimmen (1- und 2-Tasten-Bedienung)
- Zeitschalter
- Rollladen-/Jalousie
- Wert senden (1 byte und 2 byte)
- Auswahl der Betriebsart bei Heizungsfunktion
- Alarm
- Szenen (1 - 64)
- 2 Kanal Modus
- Stufenschalter
- Automatisierung deaktivieren
- Zwei Ebenen
- LED Rückmeldung / Konfiguration

Lieferfarben:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

kallysto.line | .trend | .pro

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm


Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WHT41200A	305 166 003	**WHT41200B**	305 163 003	**WHT41200Q**	205 160 003
WHT41203A	305 166 033	**WHT41203B**	305 163 033	**WHT41203Q**	205 160 033
WHT41204A	305 166 043	**WHT41204B**	305 163 043	**WHT41204Q**	205 160 043
WHT41205A	305 166 953	**WHT41205B**	305 163 953	**WHT41205Q**	205 160 953
WHT41400A	305 266 003	**WHT41400B**	305 263 003	**WHT41400Q**	205 260 003
WHT41403A	305 266 033	**WHT41403B**	305 263 033	**WHT41403Q**	205 260 033
WHT41404A	305 266 043	**WHT41404B**	305 263 043	**WHT41404Q**	205 260 043
WHT41405A	305 266 953	**WHT41405B**	305 263 953	**WHT41405Q**	205 260 953
WHT41600A	305 366 003	**WHT41600B**	305 363 003	**WHT41600Q**	205 360 003
WHT41603A	305 366 033	**WHT41603B**	305 363 033	**WHT41603Q**	205 360 033
WHT41604A	305 366 043	**WHT41604B**	305 363 043	**WHT41604Q**	205 360 043
WHT41605A	305 366 953	**WHT41605B**	305 363 953	**WHT41605Q**	205 360 953

Taster KNX ohne LED:
Elektronischer Multifunktionstaster mit integriertem KNX-Busankoppler Twisted-Pair (TP)

Merkmale:
- Spannungsversorgung: Systemspannung 30 VDC (KNX)
- integrierter Temperatursensor
- integrierter Buzzer zur Standort-Ortung in der Installation
- Zum Einbau in CH-Schalterdosen
- Kombinierbar mit CH-kallysto Rahmen und Mehrfachkombinationen








Bezeichnung	Farbe	**kallysto.line** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.trend** komplett 94 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**kallysto.pro** komplett 94 x 94 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Taster KNX BA ohne LED 2-fach	☐	**WHTL20200C**	305 740 008	**WHTT20200C**	305 740 208	**WHTP20200C**	305 740 408
	■	**WHTL20205C**	305 740 058	**WHTT20205C**	305 740 258	**WHTP20205C**	305 740 458
Taster KNX BA ohne LED 4-fach	☐	**WHTL20400C**	305 760 008	**WHTT20400C**	305 760 208	**WHTP20400C**	305 760 408
	■	**WHTL20405C**	305 760 058	**WHTT20405C**	305 760 258	**WHTP20405C**	305 760 458
Storentaster KNX BA ohne LED 2-fach	☐	**WHTLM20200C**	305 750 008	**WHTTM20200C**	305 750 208	**WHTPM20200C**	305 750 408
	■	**WHTLM20205C**	305 750 058	**WHTTM20205C**	305 750 258	**WHTPM20205C**	305 750 458
Storentaster KNX BA ohne LED 2-fach	☐	**WHTLM20400C**	305 770 008	**WHTTM20400C**	305 770 208	**WHTPM20400C**	305 770 408
	■	**WHTLM20405C**	305 770 058	**WHTTM20405C**	305 770 258	**WHTPM20405C**	305 770 458

Funktionen:
- Umschalten Taster / Wippe
- Taster UM, Schalten EIN, AUS
- Dimmen (1- und 2-Tasten Bedienung)
- Zeitschalter
- Rollladen-/Jalousie
- Wert senden (1 byte und 2 byte)
- Auswahl der Betriebsart bei Heizungsfunktion
- Alarm
- Szenen (1 - 64)
- 2 Kanal Modus
- Stufenschalter
- Automatisierung deaktivieren
- Zwei Ebenen

Lieferfarben:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WHT20200A	305 746 003	**WHT20200B**	305 743 003	**WHT20200Q**	305 741 003
WHT20205A	305 746 053	**WHT20205B**	305 743 053	**WHT20205Q**	305 741 053
WHT20400A	305 766 003	**WHT20400B**	305 763 003	**WHT20400Q**	305 761 003
WHT20405A	305 766 053	**WHT20405B**	305 763 053	**WHT20405Q**	305 761 053
WHTM20200A	305 756 003	**WHTM20200B**	305 753 003	**WHTM20200Q**	305 751 003
WHTM20205A	305 756 053	**WHTM20205B**	305 753 053	**WHTM20205Q**	305 751 053
WHTM20400A	305 776 003	**WHTM20400B**	305 773 003	**WHTM20400Q**	305 771 003
WHTM20405A	305 776 053	**WHTM20405B**	305 773 053	**WHTM20405Q**	305 771 053

Bewegungsmelder KNX:
Infrarot-Bewegungsmelder mit integriertem KNX-Busankoppler Twisted-Pair (TP)

Merkmale:
- Kanal 1 Beleuchtung: Steuerung nach Bewegung und Helligkeit
- Kanal 2 Bewegung: Steuerung nach Bewegung z.B. Lüftung, Raumtemperatur, Alarme
- Lokale Bedientaste zur manuellen Übersteuerung
- Einstellungen für Erfassungs bereich, Zeit und Helligkeitswerte unter Frontabdeckung
- 180° Erfassungsbereich (max.10 Meter)
- empfohlene Montagehöhe: 1.1 m

technische Merkmale:
- Spannungsversorgung: Systemspannung 30 V (KNX)
- Einstellungen am Produkt
  - 5 – 1000 Lux + Test
  - 10 sec – 30 min
  - Erfassung: 45 ° - 180 °
- Betriebstemperatur: 0 – 45 °C
- Einbautiefe 30 mm







Bezeichnung	Farbe	kallysto.line komplett 92 x 92 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr	kallysto.trend komplett 94 x 94 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr	kallysto.pro komplett 94 x 94 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Bewegungsmelder KNX		**WHTL50600C**	545 010 008	**WHTT50600C**	545 010 208	**WHTP50600C**	545 010 408
		WHTL50603C	545 010 038	**WHTT50603C**	545 010 238	**WHTP50603C**	545 010 438
		WHTL50604C	545 010 048	**WHTT50604C**	545 010 248	**WHTP50604C**	545 010 448
		WHTL50605C	545 010 058	**WHTT50605C**	545 010 258	**WHTP50605C**	545 010 458

Funktionen:
- Taster UM, Schalten EIN, AUS
- Dimmwert senden
- Zeitschalter
- Zwangssteuerung EIN/AUS
- Szenen (1 - 64)

Lieferfarben:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WHT50600A	545 013 003
WHT50603A	545 013 033
WHT50604A	545 013 043
WHT50605A	545 013 053



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WHT50600B	545 011 003
WHT50603B	545 011 033
WHT50604B	545 011 043
WHT50605B	545 011 053



Aufputz
Gehäuse 85 x 85 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WHT50600Q	545 016 003
WHT50603Q	545 016 033
WHT50604Q	545 016 043
WHT50605Q	545 016 053

kallysto
KNX Raumtemperaturregler

Raumtemperaturregler KNX:
Raumtemperaturregler mit 1.93" Farbdisplay und integriertem KNX- Busankoppler Twisted-Pair (TP)

Merkmale:
- Messung der Raumtemperatur und Vergleich mit Solltemperatur
- Sollwert-Vorgabe durch Wahl der Betriebsart
- Zum Einbau in CH-Schalterdosen
- Kombinierbar mit CH-kallysto-Rahmen und Mehrfachkombinationen
- 1.93" Display
- sensitive Touch Bedienfläche
- Anschluss eines externen Temperaturfühlers (EK090, nicht in Lieferumfang inbegriffen, S.201)
- Spannungsversorgung: Systemspannung 30 V (KNX)
- Hilfsspannung: 24 VDC







Bezeichnung	Farbe	kallysto.line komplett 92 x 92 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr	kallysto.trend komplett 94 x 94 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr	kallysto.pro komplett 94 x 94 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Raumtemperaturregler KNX mit zusätzlichen Funktionen		**WHTL74000C**	305 280 008	**WHTT74000C**	305 280 208	**WHTP74000C**	305 280 408
		WHTL74003C	305 280 038	**WHTT74003C**	305 280 238	**WHTP74003C**	305 280 438
		WHTL74004C	305 280 048	**WHTT74004C**	305 280 248	**WHTP74004C**	305 280 448
		WHTL74005C	305 280 058	**WHTT74005C**	305 280 258	**WHTP74005C**	305 280 458
Raumtemperaturregler KNX ohne zusätzlichen Funktionen		**WHTL73000C**	305 180 008	**WHTT73000C**	305 180 208	**WHTP73000C**	305 180 408
		WHTL73003C	305 180 038	**WHTT73003C**	305 180 238	**WHTP73003C**	305 180 438
		WHTL73004C	305 180 048	**WHTT73004C**	305 180 248	**WHTP73004C**	305 180 448
		WHTL73005C	305 180 058	**WHTT73005C**	305 180 258	**WHTP73005C**	305 180 458

Funktionen:
- Sollwert-Vorgabe durch Wahl der Betriebsart
- Betriebsarten Komfort, Standby, Economybetrieb, Frost-/Hitzeschutz, Ferienbetrieb
- Heiz- und Kühlbetrieb
- Lüftungsfunktion
- Zeitschaltuhrfunktion
- Anzeige von Stati und Leistungsverbrauch
- Tastsensorfunktionen wie z. B. Schalten, Dimmen, Jalousie/Rolllade etc. (nur bei Raumtemperaturregler mit zusätzlichen Tasten, WHTx740)

Lieferfarben:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WHT74000A	305 286 003
WHT74003A	305 286 033
WHT74004A	305 286 043
WHT74005A	305 286 953

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WHT73000A	305 186 003
WHT73003A	305 186 033
WHT73004A	305 186 043
WHT73005A	305 186 953



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WHT74000B	305 283 003
WHT74003B	305 283 033
WHT74004B	305 283 043
WHT74005B	305 283 953

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WHT73000B	305 183 003
WHT73003B	305 183 033
WHT73004B	305 183 043
WHT73005B	305 183 953



Aufputz
Gehäuse 85 x 85 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WHT74000Q	205 280 003
WHT74003Q	205 280 033
WHT74004Q	205 280 043
WHT74005Q	205 280 953

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WHT73000Q	205 180 003
WHT73003Q	205 180 033
WHT73004Q	205 180 043
WHT73005Q	205 180 953

Busankoppler

Baukasten
Einzelteillieferung zur individuellen Zusammenstellung.
1. Befestigungsring mit Aufnahmering
2. Busankoppler
3. kallysto Abdeckplatte
4. Frontrahmen/Frontabdeckung
5. Tasterfront

▶ Seite 596



WHT402

Busankoppler Taster KNX ohne LED

- Abmessungen (H x B x T): 45 x 45 x 17 mm

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Busankoppler Taster KNX ohne LED 2-fach	1	**WHT402**	378 192 793
Busankoppler Taster KNX ohne LED 4-fach	1	**WHT404**	378 194 793
Busankoppler Taster KNX ohne LED 6-fac	1	**WHT406**	378 196 793



WHT412

Busankoppler Taster KNX mit RGB LED

- Abmessungen (H x B x T): 45 x 45 x 17 mm

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Busankoppler Taster KNX mit RGB LED 2-fach	1	**WHT412**	378 492 793
Busankoppler Taster KNX mit RGB LED 4-fac	1	**WHT414**	378 494 793
Busankoppler Taster KNX mit RGB LED 6-fac	1	**WHT416**	378 496 793




WHT202

Busankoppler Taster KNX BA ohne LED

- Abmessungen (H x B x T): 45 x 45 x 17 mm

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Busankoppler Taster KNX BA ohne LED 2-fach	1	**WHT202**	305 746 193
Busankoppler Taster KNX BA ohne LED 4-fach	1	**WHT204**	305 766 193


WHT442

Busankoppler Taster KNX Secure mit RGB LED

- Abmessungen (H x B x T): 55 x 55 x 28 mm

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Busankoppler Taster KNX Secure mit RGB LED 2-fach	1	**WHT442**	305 806 793
Busankoppler Taster KNX Secure mit RGB LED 4-fach	1	**WHT444**	305 816 793
Busankoppler Taster KNX Secure mit RGB LED 6-fach	1	**WHT446**	305 826 793
Busankoppler Taster KNX Secure mit RGB LED 8-fach	1	**WHT448**	305 836 793

Baukasten
Einzelteillieferung zur individuellen Zusammenstellung.
1. Befestigungsring mit Aufnahmering
2. Busankoppler
3. kallysto Abdeckplatte
4. Frontrahmen/Frontabdeckung
5. Tasterfront

▶ Seite 596

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WHT506E	**Busankoppler Bewegungsmelder KNX** - Abmessungen (H x B x T): 45 x 45 x 30 mm Busankoppler Bewegungsmelder KNX 2-Kanal	1	**WHT506E**	545 016 793
 WHT740	**Busankoppler Raumtemperaturregler KNX mit zusätzlichen Funktionen** - Abmessungen (H x B x T): 45 x 45 x 32 mm Busankoppler Raumtemperaturregler KNX mit zusätzlichen Funktionen	1	**WHT740**	378 183 793
 WHT730	**Busankoppler Raumtemperaturregler KNX** - Abmessungen (H x B x T): 45 x 45 x 32 mm Busankoppler Raumtemperaturregler KNX	1	**WHT730**	378 182 793

Lieferfarben:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

WHT44200Z

Tasterfront für Taster KNX Secure mit RGB LED 2-fach

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Tasterfront für 2-fach KNX Taster Secure Ultraweiss	5	WHT44200Z	305 806 903
Tasterfront für 2-fach KNX Taster Secure Lichtgrau	5	WHT44203Z	305 806 933
Tasterfront für 2-fach KNX Taster Secure Anthrazit	5	WHT44204Z	305 806 943
Tasterfront für 2-fach KNX Taster Secure Schwarz	5	WHT44205Z	305 806 953

WHT44400Z

Tasterfront für Taster KNX Secure mit RGB LED 4-fach

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Tasterfront für 4-fach KNX Taster Secure Ultraweiss	5	WHT44400Z	305 816 903
Tasterfront für 4-fach KNX Taster Secure Lichtgrau	5	WHT44403Z	305 816 933
Tasterfront für 4-fach KNX Taster Secure Anthrazit	5	WHT44404Z	305 816 943
Tasterfront für 4-fach KNX Taster Secure Schwarz	5	WHT44405Z	305 816 953

WHT44600Z

Tasterfront für Taster KNX Secure mit RGB LED 6-fach

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Tasterfront für: 6-fach KNX Taster Secure Ultraweiss	5	WHT44600Z	305 826 903
Tasterfront für: 6-fach KNX Taster Secure Lichtgrau	5	WHT44603Z	305 826 933
Tasterfront für: 6-fach KNX Taster Secure Anthrazit	5	WHT44604Z	305 826 943
Tasterfront für: 6-fach KNX Taster Secure Schwarz	5	WHT44605Z	305 826 953

WHT44800Z

Tasterfront für Taster KNX Secure mit RGB LED 8-fach

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Tasterfront für: 8-fach KNX Taster Secure Ultraweiss	5	WHT44800Z	305 836 903
Tasterfront für: 8-fach KNX Taster Secure Lichtgrau	5	WHT44803Z	305 836 933
Tasterfront für: 8-fach KNX Taster Secure Anthrazit	5	WHT44804Z	305 836 943
Tasterfront für: 8-fach KNX Taster Secure Schwarz	5	WHT44805Z	305 836 953

Lieferfarben:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).


WHT40200


WHT40400


WHT40600


WHT20200Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Tasterfront für Taster KNX ohne LED 2-fach			
- mit Bezeichnungsfenster - Abmessungen (H x B): 45 x 45 mm			
Tasterfront für Taster KNX ohne LED 2-fach, Ultraweiss	5	**WHT40200**	378 192 003
Tasterfront für Taster KNX ohne LED 2-fach, Lichtgrau	5	**WHT40203**	378 192 033
Tasterfront für Taster KNX ohne LED 2-fach, Anthrazit	5	**WHT40204**	378 192 043
Tasterfront für Taster KNX ohne LED 2-fach, Schwarz	5	**WHT40205**	378 192 953
Tasterfront für Taster KNX ohne LED 2-fach, Beige	5	**WHT40207**	378 192 913
Tasterfront für Taster KNX ohne LED 2-fach, Braun	5	**WHT40209**	378 192 993
Tasterfront für Taster KNX ohne LED 4-fach			
- mit Bezeichnungsfenster - Abmessungen (H x B): 45 x 45 mm			
Tasterfront für Taster KNX ohne LED 4-fach, Ultraweiss	5	**WHT40400**	378 194 003
Tasterfront für Taster KNX ohne LED 4-fach, Lichtgrau	5	**WHT40403**	378 194 033
Tasterfront für Taster KNX ohne LED 4-fach, Anthrazit	5	**WHT40404**	378 194 043
Tasterfront für Taster KNX ohne LED 4-fach, Schwarz	5	**WHT40405**	378 194 953
Tasterfront für Taster KNX ohne LED 4-fach, Beige	5	**WHT40407**	378 194 913
Tasterfront für Taster KNX ohne LED 4-fach, Braun	5	**WHT40409**	378 194 993
Tasterfront für Taster KNX ohne LED 6-fach			
- mit Bezeichnungsfenster - Abmessungen (H x B): 45 x 45 mm			
Tasterfront für Taster KNX ohne LED 6-fach, Ultraweiss	5	**WHT40600**	378 196 003
Tasterfront für Taster KNX ohne LED 6-fach, Lichtgrau	5	**WHT40603**	378 196 033
Tasterfront für Taster KNX ohne LED 6-fach, Anthrazit	5	**WHT40604**	378 196 043
Tasterfront für Taster KNX ohne LED 6-fach, Schwarz	5	**WHT40605**	378 196 953
Tasterfront für Taster KNX ohne LED 6-fach, Beige	5	**WHT40607**	378 196 913
Tasterfront für Taster KNX ohne LED 6-fach, Braun	5	**WHT40609**	378 196 993
Tasterfront für Taster KNX BA ohne LED			
- Abmessungen (H x B): 45 x 45 mm			
Tasterfront fur Taster KNX BA ohne LED 2-fach, Ultraweiss	5	**WHT20200Z**	378 740 003
Tasterfront fur Taster KNX BA ohne LED 2-fach, Schwarz	5	**WHT20205Z**	378 740 053
Tasterfront fur Taster KNX BA ohne LED 4-fach, Ultraweiss	5	**WHT20400Z**	378 760 003
Tasterfront fur Taster KNX BA ohne LED 4-fach, Schwarz	5	**WHT20405Z**	378 760 053
Tasterfront fur Taster KNX BA ohne LED 2-fach, Ultraweiss, für basico	5	**WHTB20200Z**	378 740 103
Tasterfront fur Taster KNX BA ohne LED 2-fach, Schwarz, für basico	5	**WHTB20205Z**	378 740 153
Tasterfront fur Taster KNX BA ohne LED 4-fach, Ultraweiss, für basico	5	**WHTB20400Z**	378 760 103
Tasterfront fur Taster KNX BA ohne LED 4-fach, Schwarz, für basico	5	**WHTB20405Z**	378 760 153

Lieferfarben:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).


WHT41200

Tasterfront für Taster KNX mit RGB LED 2-fach

- mit Bezeichnungsfenster
- Abmessungen (H x B): 45 x 45 mm

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Tasterfront für Taster KNX mit RGB LED 2-fach, Ultraweiss	5	**WHT41200**	378 492 003
Tasterfront für Taster KNX mit RGB LED 2-fach, Lichtgrau	5	**WHT41203**	378 492 033
Tasterfront für Taster KNX mit RGB LED 2-fach, Anthrazit	5	**WHT41204**	378 492 043
Tasterfront für Taster KNX mit RGB LED 2-fach, Schwarz	5	**WHT41205**	378 492 953
Tasterfront für Taster KNX mit RGB LED 2-fach, Beige	5	**WHT41207**	378 492 913
Tasterfront für Taster KNX mit RGB LED 2-fach, Braun	5	**WHT41209**	378 492 993


WHT41400

Tasterfront für Taster KNX mit RGB LED 4-fach

- mit Bezeichnungsfenster
- Abmessungen (H x B): 45 x 45 mm

Tasterfront für Taster KNX mit RGB LED 4-fach, Ultraweiss	5	**WHT41400**	378 494 003
Tasterfront für Taster KNX mit RGB LED 4-fach, Lichtgrau	5	**WHT41403**	378 494 033
Tasterfront für Taster KNX mit RGB LED 4-fach, Anthrazit	5	**WHT41404**	378 494 043
Tasterfront für Taster KNX mit RGB LED 4-fach, Schwarz	5	**WHT41405**	378 494 953
Tasterfront für Taster KNX mit RGB LED 4-fach, Beige	5	**WHT41407**	378 494 913
Tasterfront für Taster KNX mit RGB LED 4-fach, Braun	5	**WHT41409**	378 494 993


WHT41600

Tasterfront für Taster KNX mit RGB LED 6-fach

- mit Bezeichnungsfenster
- Abmessungen (H x B): 45 x 45 mm

Tasterfront für Taster KNX mit LED 6-fach, Ultraweiss	5	**WHT41600**	378 496 003
Tasterfront für Taster KNX mit LED 6-fach, Lichtgrau	5	**WHT41603**	378 496 033
Tasterfront für Taster KNX mit LED 6-fach, Anthrazit	5	**WHT41604**	378 496 043
Tasterfront für Taster KNX mit LED 6-fach, Schwarz	5	**WHT41605**	378 496 953
Tasterfront für Taster KNX mit LED 6-fach, Beige	5	**WHT41607**	378 496 913
Tasterfront für Taster KNX mit LED 6-fach, Braun	5	**WHT41609**	378 496 993


WHTM20200Z

Tasterfront für Storentaster KNX BA ohne LED

- Abmessungen (H x B): 45 x 45 mm

Tasterfront fur Storentaster KNX BA ohne LED 2-fach, Ultraweiss	5	**WHTM20200Z**	378 750 003
Tasterfront fur Storentaster KNX BA ohne LED 2-fach, Schwarz	5	**WHTM20205Z**	378 750 053
Tasterfront fur Storentaster KNX BA ohne LED 4-fach, Ultraweiss	5	**WHTM20400Z**	378 770 003
Tasterfront fur Storentaster KNX BA ohne LED 4-fach, Schwarz	5	**WHTM20405Z**	378 770 053
Tasterfront fur Storentaster KNX BA ohne LED 2-fach, Ultraweiss, für basico	5	**WHTBM20200Z**	378 750 103
Tasterfront fur Storentaster KNX BA ohne LED 2-fach, Schwarz, für basico	5	**WHTBM20205Z**	378 750 153
Tasterfront fur Storentaster KNX BA ohne LED 4-fach, Ultraweiss, für basico	5	**WHTBM20400Z**	378 770 103
Tasterfront fur Storentaster KNX BA ohne LED 4-fach, Schwarz, für basico	5	**WHTBM20405Z**	378 770 153

Lieferfarben:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr



WH20250800H

Frontabdeckung für Bewegungsmelder KNX


Frontabdeckung für Bewegungsmelder, Ultraweiss	5	**WH20250800H**	378 006 003
Frontabdeckung für Bewegungsmelder, Lichtgrau	5	**WH20250803H**	378 006 033
Frontabdeckung für Bewegungsmelder, Anthrazit	5	**WH20250804H**	378 006 043
Frontabdeckung für Bewegungsmelder, Schwarz	5	**WH20250805H**	378 006 053
Frontabdeckung für Bewegungsmelder, Beige	5	**WH20250807H**	378 006 013
Frontabdeckung für Bewegungsmelder, Braun	5	**WH20250809H**	378 006 093



WHT70000

Frontrahmen für Raumtemperaturregler KNX

Frontrahmen für Raumtemperaturregler KNX, Ultraweiss	5	**WHT70000**	378 182 003
Frontrahmen für Raumtemperaturregler KNX, Lichtgrau	5	**WHT70003**	378 182 033
Frontrahmen für Raumtemperaturregler KNX, Anthrazit	5	**WHT70004**	378 182 043
Frontrahmen für Raumtemperaturregler KNX, Schwarz	5	**WHT70005**	378 182 953
Frontrahmen für Raumtemperaturregler KNX, Beige	5	**WHT70007**	378 182 913
Frontrahmen für Raumtemperaturregler KNX, Braun	5	**WHT70009**	378 182 993



WH20291400Z

Frontrahmen für Taster KNX

- geeignet für Busankoppler Taster KNX (WHT4xx)
- Innen H x B: 45 x 45 mm
- Aussen H x B: 60 x 60 mm

Frontrahmen für Taster KNX, Ultraweiss	5	**WH20291400Z**	377 099 003
Frontrahmen für Taster KNX, Lichtgrau	5	**WH20291403Z**	377 099 033
Frontrahmen für Taster KNX, Anthrazit	5	**WH20291404Z**	377 099 043
Frontrahmen für Taster KNX, Schwarz	5	**WH20291405Z**	377 099 953
Frontrahmen für Taster KNX, Beige	5	**WH20291407Z**	377 099 913
Frontrahmen für Taster KNX, Braun	5	**WH20291409Z**	377 099 993


WH20291500Z

Frontrahmen für Taster KNX Secure

- geeignet für Busankoppler Taster KNX Secure (WHT44x)

Frontrahmen für 2- bis 8-fach KNX Taster Secure Ultraweiss	5	**WH20291500Z**	305 990 003
Frontrahmen für 2- bis 8-fach KNX Taster Secure Lichtgrau	5	**WH20291503Z**	305 990 033
Frontrahmen für 2- bis 8-fach KNX Taster Secure Anthrazit	5	**WH20291504Z**	305 990 043
Frontrahmen für 2- bis 8-fach KNX Taster Secure Schwarz	5	**WH20291505Z**	305 990 053

Lieferfarben:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).


WHT70100

Frontabdeckung für Raumtemperaturregler KNX

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Frontabdeckung für Raumtemperaturregler KNX, Ultraweiss	5	**WHT70100**	378 183 003
Frontabdeckung für Raumtemperaturregler KNX, Lichtgrau	5	**WHT70103**	378 183 033
Frontabdeckung für Raumtemperaturregler KNX, Anthrazit	5	**WHT70104**	378 183 043
Frontabdeckung für Raumtemperaturregler KNX, Schwarz	5	**WHT70105**	378 183 953
Frontabdeckung für Raumtemperaturregler KNX, Beige	5	**WHT70107**	378 183 913
Frontabdeckung für Raumtemperaturregler KNX, Braun	5	**WHT70109**	378 183 993
Frontabdeckung für Raumtemperaturregler KNX, Ultraweiss, für basico	5	**WHTB70100**	305 194 003
Frontabdeckung für Raumtemperaturregler KNX, Schwarz, für basico	5	**WHTB70105**	305 194 053


WH409500E


WH409500F

Befestigungsring für kallysto KNX Taster Secure

- geeignet für Busankoppler Taster KNX Secure (WHT44x)

Befestigungsring für 2- bis 8-fach KNX Taster Secure	5	**WH409500E**	305 996 003
Befestigungsring für 2- bis 8-fach KNX Taster Secure mit Aufnahmering	5	**WH409500F**	305 993 003


WH408500E


WH408500F

Befestigungsring für kallysto KNX Taster

Befestigungsring für kallysto KNX Taster	5	**WH408500E**	377 999 003
Befestigungsring mit Aufnahmering für kallysto KNX Taster	5	**WH408500F**	377 999 013


WH109902E


WH109901F

Befestigungsring für basico KNX Taster

- geeignet für Busankoppler Taster KNX (WHT4xx) im basico-Design

Befestigungsring für basico KNX Taster	5	**WH109902E**	303 190 003
Befestigungsring mit Aufnahmering für basico KNX Taster	5	**WH109901F**	303 180 003


WH109904E

Befestigungsring für robusto Taster

- geeignet für Busankoppler Taster KNX (WHT4xx) im robusto-Design

Befestigunsring für robusto Taster	5	**WH109904E**	323 183 003


WH109903E


WH109903F

Befestigungsring für kallysto Raumtemperaturregler

- geeignet für Busankoppler Raumtemperaturregler KNX (WHT7xx) im kallysto-Design

Befestigungsring für Raumtemperaturregler KNX	5	**WH109903E**	323 182 003
Befestigungsring mit Aufnahmering für Raumtemperaturregler KNX	5	**WH109903F**	323 192 003

Lieferfarben:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).


WHT1400


WHT1403


WHT1404


WHT1405

Blindabdeckungen für KNX Taster

- Set à 5 Stück
- Beschriftung der Blindabdeckung über die Software Semiolog oder auf Anfrage per Lasergravur

Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Blindabdeckung für Beschriftungsfeld, Ultraweiss	5	**WHT1400**	323 991 003
Blindabdeckung für Beschriftungsfeld, Lichtgrau	5	**WHT1403**	323 991 033
Blindabdeckung für Beschriftungsfeld, Anthrazit	5	**WHT1404**	323 991 043
Blindabdeckung für Beschriftungsfeld, Schwarz	5	**WHT1405**	323 991 953
Blindabdeckung für Beschriftungsfeld, Beige	5	**WHT1407**	323 991 993
Blindabdeckung für Beschriftungsfeld, Braun	5	**WHT1409**	323 991 913

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung Einbautiefe 32 mm	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Breitband TV-/Radio-Dosen, 2x IEC bis 2 GHz AM04 4dB Stichdose		**WH55548500C**	965 210 008	**WH56548500C**	965 210 208	**WH57548500C**	965 210 408
		WH55548503C	965 210 038	**WH56548503C**	965 210 238	**WH57548503C**	965 210 438
		WH55548504C	965 210 048	**WH56548504C**	965 210 248	**WH57548504C**	965 210 448
		WH55548505C	965 210 058	**WH56548505C**	965 210 258	**WH57548505C**	965 210 458
Breitband TV-/Radio-Dosen, 2x IEC bis 2 GHz AM10 10.5dB Enddose mit Abschlusswiderstand 75		**WH55548600C**	965 220 008	**WH56548600C**	965 220 208	**WH57548600C**	965 220 408
		WH55548603C	965 220 038	**WH56548603C**	965 220 238	**WH57548603C**	965 220 438
		WH55548604C	965 220 048	**WH56548604C**	965 220 248	**WH57548604C**	965 220 448
		WH55548605C	965 220 058	**WH56548605C**	965 220 258	**WH57548605C**	965 220 458
Breitband TV-/Radio-Dosen, 2x IEC bis 2 GHz AM11 11dB Durchgangsdose		**WH55548700C**	965 230 008	**WH56548700C**	965 230 208	**WH57548700C**	965 230 408
		WH55548703C	965 230 038	**WH56548703C**	965 230 238	**WH57548703C**	965 230 438
		WH55548704C	965 230 048	**WH56548704C**	965 230 248	**WH57548704C**	965 230 448
		WH55548705C	965 230 058	**WH56548705C**	965 230 258	**WH57548705C**	965 230 458
Breitband TV-/Radio-Dosen, 2x IEC bis 2 GHz AM15 14dB Durchgangsdose		**WH55548800C**	965 240 008	**WH56548800C**	965 240 208	**WH57548800C**	965 240 408
		WH55548803C	965 240 038	**WH56548803C**	965 240 238	**WH57548803C**	965 240 438
		WH55548804C	965 240 048	**WH56548804C**	965 240 248	**WH57548804C**	965 240 448
		WH55548805C	965 240 058	**WH56548805C**	965 240 258	**WH57548805C**	965 240 458
Breitband TV-/Radio-Dosen, 2x IEC bis 2 GHz AM19 19dB Durchgangsdose		**WH55548900C**	965 250 008	**WH56548900C**	965 250 208	**WH57548900C**	965 250 408
		WH55548903C	965 250 038	**WH56548903C**	965 250 238	**WH57548903C**	965 250 438
		WH55548904C	965 250 048	**WH56548904C**	965 250 248	**WH57548904C**	965 250 448
		WH55548905C	965 250 058	**WH56548905C**	965 250 258	**WH57548905C**	965 250 458
Breitband TV-/Radio-Dosen, 2x IEC bis 2 GHz AM23 23dB Durchgangsdose		**WH55549000C**	965 260 008	**WH56549000C**	965 260 208	**WH57549000C**	965 260 408
		WH55549003C	965 260 038	**WH56549003C**	965 260 238	**WH57549003C**	965 260 438
		WH55549004C	965 260 048	**WH56549004C**	965 260 248	**WH57549004C**	965 260 448
		WH55549005C	965 260 058	**WH56549005C**	965 260 258	**WH57549005C**	965 260 458

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH50548500A	965 016 003	**WH50548500B**	965 013 003	**WH53548500Q**	965 011 003
WH50548503A	965 016 033	**WH50548503B**	965 013 033	**WH53548503Q**	965 011 033
WH50548504A	965 016 043	**WH50548504B**	965 013 043	**WH53548504Q**	965 011 043
WH50548505A	965 016 953	**WH50548505B**	965 013 953	**WH53548505Q**	965 011 953
WH50548600A	965 026 003	**WH50548600B**	965 023 003	**WH53548600Q**	965 021 003
WH50548603A	965 026 033	**WH50548603B**	965 023 033	**WH53548603Q**	965 021 033
WH50548604A	965 026 043	**WH50548604B**	965 023 043	**WH53548604Q**	965 021 043
WH50548605A	965 026 953	**WH50548605B**	965 023 953	**WH53548605Q**	965 021 953
WH50548700A	965 036 003	**WH50548700B**	965 033 003	**WH53548700Q**	965 031 003
WH50548703A	965 036 033	**WH50548703B**	965 033 033	**WH53548703Q**	965 031 033
WH50548704A	965 036 043	**WH50548704B**	965 033 043	**WH53548704Q**	965 031 043
WH50548705A	965 036 953	**WH50548705B**	965 033 953	**WH53548705Q**	965 031 953
WH50548800A	965 046 003	**WH50548800B**	965 043 003	**WH53548800Q**	965 041 003
WH50548803A	965 046 033	**WH50548803B**	965 043 033	**WH53548803Q**	965 041 033
WH50548804A	965 046 043	**WH50548804B**	965 043 043	**WH53548804Q**	965 041 043
WH50548805A	965 046 953	**WH50548805B**	965 043 953	**WH53548805Q**	965 041 953
WH50548900A	965 056 003	**WH50548900B**	965 053 003	**WH53548900Q**	965 051 003
WH50548903A	965 056 033	**WH50548903B**	965 053 033	**WH53548903Q**	965 051 033
WH50548904A	965 056 043	**WH50548904B**	965 053 043	**WH53548904Q**	965 051 043
WH50548905A	965 056 953	**WH50548905B**	965 053 953	**WH53548905Q**	965 051 953
WH50549000A	965 066 003	**WH50549000B**	965 063 003	**WH53549000Q**	965 061 003
WH50549003A	965 066 033	**WH50549003B**	965 063 033	**WH53549003Q**	965 061 033
WH50549004A	965 066 043	**WH50549004B**	965 063 043	**WH53549004Q**	965 061 043
WH50549005A	965 066 953	**WH50549005B**	965 063 953	**WH53549005Q**	965 061 953

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung
Einbautiefe 32 mm

	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
TV-/Radio-Satellitendose, 2x IEC / 1x F AM02 SAT		**WH55545600C**	965 300 008	**WH56545600C**	965 300 208	**WH57545600C**	965 300 408
		WH55545603C	965 300 038	**WH56545603C**	965 300 238	**WH57545603C**	965 300 438
		WH55545604C	965 300 048	**WH56545604C**	965 300 248	**WH57545604C**	965 300 448
		WH55545605C	965 300 058	**WH56545605C**	965 300 258	**WH57545605C**	965 300 458

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH50545600A	965 306 008
WH50545603A	965 306 038
WH50545604A	965 306 048
WH50545605A	965 306 058



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH50545600B	965 303 008
WH50545603B	965 303 038
WH50545604B	965 303 048
WH50545605B	965 303 058



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH53545600Q	965 311 003
WH53545603Q	965 311 033
WH53545604Q	965 311 043
WH53545605Q	965 311 053

▶ Seite 596



WH50540100H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front				
- Breitband TV-/Radio-Dosen, 2x IEC				
Front, Ultraweiss	32 mm	1	**WH50540100H**	378 373 003
Front, Lichtgrau	32 mm	1	**WH50540103H**	378 373 033
Front, Anthrazit	32 mm	1	**WH50540104H**	378 373 043
Front, Schwarz	32 mm	1	**WH50540105H**	378 373 953
Front, Beige	32 mm	1	**WH50540107H**	378 373 913
Front, Braun	32 mm	1	**WH50540109H**	378 373 993



WH50545600H

Baukasten, Ersatzteil, Front				
- TV-/Radio-Satellitendose, 2x IEC / 1x F - AM02 SAT				
Front, Ultraweiss	32 mm	1	**WH50545600H**	378 014 003
Front, Lichtgrau	32 mm	1	**WH50545603H**	378 014 033
Front, Anthrazit	32 mm	1	**WH50545604H**	378 014 043
Front, Schwarz	32 mm	1	**WH50545605H**	378 014 953
Front, Beige	32 mm	1	**WH50545607H**	378 014 913
Front, Braun	32 mm	1	**WH50545609H**	378 014 993



WH765302Z

Abschlusswiderstand 75				
Abschlusswiderstand 75		1	**WH765302Z**	965 369 098

▶ Seite 596



WH405485E

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz				
- Bandbreite bis 2 GHz				
4dB Stichdose	32 mm	1	**WH405485E**	965 216 793
4dB Stichdose mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH405485F**	965 213 793
10.5dB Enddose mit Abschlusswiderstand	32 mm	1	**WH405486E**	965 226 793
10.5dB Enddose mit Abschlusswiderstandmit Befestigunsplatte	32 mm	1	**WH405486F**	965 223 793
11dB Durchgangsdose	32 mm	1	**WH405487E**	965 236 793
11dB Durchgangsdose mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH405487F**	965 233 793
14dB Durchgangsdose	32 mm	1	**WH405488E**	965 246 793
14dB Durchgangsdose mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH405488F**	965 243 793
19dB Durchgangsdose	32 mm	1	**WH405489E**	965 256 793
19dB Durchgangsdose mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH405489F**	965 253 793


WH405456E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz				
- AM02 SAT				
TV-/Radio-Satellitendose		1	**WH405456E**	965 306 798
TV-/Radio-Satellitendose mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH405456F**	965 303 798

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung
Einbautiefe 32 mm

	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
TV-/Radio-Datendosen, 2x IEC / 1x MiniDat 2 GHz, Rückweg 5 – 65 MHz AMD04 4dB Stichdose		**WH55543600C**	935 230 008	**WH56543600C**	935 230 208	**WH57543600C**	935 230 408
		WH55543603C	935 230 038	**WH56543603C**	935 230 238	**WH57543603C**	935 230 438
		WH55543604C	935 230 048	**WH56543604C**	935 230 248	**WH57543604C**	935 230 448
		WH55543605C	935 230 058	**WH56543605C**	935 230 258	**WH57543605C**	935 230 458
TV-/Radio-Datendosen, 2x IEC / 1x MiniDat 2 GHz, Rückweg 5 – 65 MHz AMD10 10.5dB Enddose mit Abschlusswiderstand 75		**WH55543700C**	935 237 008	**WH56543700C**	935 237 208	**WH57543700C**	935 237 408
		WH55543703C	935 237 038	**WH56543703C**	935 237 238	**WH57543703C**	935 237 438
		WH55543704C	935 237 048	**WH56543704C**	935 237 248	**WH57543704C**	935 237 448
		WH55543705C	935 237 058	**WH56543705C**	935 237 258	**WH57543705C**	935 237 458
TV-/Radio-Datendosen, 2x IEC / 1x MiniDat 2 GHz, Rückweg 5 – 65 MHz AMD11 11dB Durchgangsdose		**WH55543800C**	935 231 008	**WH56543800C**	935 231 208	**WH57543800C**	935 231 408
		WH55543803C	935 231 038	**WH56543803C**	935 231 238	**WH57543803C**	935 231 438
		WH55543804C	935 231 048	**WH56543804C**	935 231 248	**WH57543804C**	935 231 448
		WH55543805C	935 231 058	**WH56543805C**	935 231 258	**WH57543805C**	935 231 458
TV-/Radio-Datendosen, 2x IEC / 1x MiniDat 2 GHz, Rückweg 5 – 65 MHz AMD15 14dB Durchgangsdose		**WH55543900C**	935 232 008	**WH56543900C**	935 232 208	**WH57543900C**	935 232 408
		WH55543903C	935 232 038	**WH56543903C**	935 232 238	**WH57543903C**	935 232 438
		WH55543904C	935 232 048	**WH56543904C**	935 232 248	**WH57543904C**	935 232 448
		WH55543905C	935 232 058	**WH56543905C**	935 232 258	**WH57543905C**	935 232 458
TV-/Radio-Datendosen, 2x IEC / 1x MiniDat 2 GHz, Rückweg 5 – 65 MHz AMD19 19dB Durchgangsdose		**WH55544000C**	935 233 008	**WH56544000C**	935 233 208	**WH57544000C**	935 233 408
		WH55544003C	935 233 038	**WH56544003C**	935 233 238	**WH57544003C**	935 233 438
		WH55544004C	935 233 048	**WH56544004C**	935 233 248	**WH57544004C**	935 233 448
		WH55544005C	935 233 058	**WH56544005C**	935 233 258	**WH57544005C**	935 233 458

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
WH50543600A	935 280 003	**WH50543600B**	935 780 003	**WH53543600Q**	935 170 003
WH50543603A	935 280 033	**WH50543603B**	935 780 033	**WH53543603Q**	935 170 033
WH50543604A	935 280 043	**WH50543604B**	935 780 043	**WH53543604Q**	935 170 043
WH50543605A	935 280 953	**WH50543605B**	935 780 953	**WH53543605Q**	935 170 953
WH50543700A	935 287 003	**WH50543700B**	935 787 003	**WH53543700Q**	935 177 003
WH50543703A	935 287 033	**WH50543703B**	935 787 033	**WH53543703Q**	935 177 033
WH50543704A	935 287 043	**WH50543704B**	935 787 043	**WH53543704Q**	935 177 043
WH50543705A	935 287 953	**WH50543705B**	935 787 953	**WH53543705Q**	935 177 953
WH50543800A	935 281 003	**WH50543800B**	935 781 003	**WH53543800Q**	935 171 003
WH50543803A	935 281 033	**WH50543803B**	935 781 033	**WH53543803Q**	935 171 033
WH50543804A	935 281 043	**WH50543804B**	935 781 043	**WH53543804Q**	935 171 043
WH50543805A	935 281 953	**WH50543805B**	935 781 953	**WH53543805Q**	935 171 953
WH50543900A	935 282 003	**WH50543900B**	935 782 003	**WH53543900Q**	935 172 003
WH50543903A	935 282 033	**WH50543903B**	935 782 033	**WH53543903Q**	935 172 033
WH50543904A	935 282 043	**WH50543904B**	935 782 043	**WH53543904Q**	935 172 043
WH50543905A	935 282 953	**WH50543905B**	935 782 953	**WH53543905Q**	935 172 953
WH50544000A	935 283 003	**WH50544000B**	935 783 003	**WH53544000Q**	935 173 003
WH50544003A	935 283 033	**WH50544003B**	935 783 033	**WH53544003Q**	935 173 033
WH50544004A	935 283 043	**WH50544004B**	935 783 043	**WH53544004Q**	935 173 043
WH50544005A	935 283 953	**WH50544005B**	935 783 953	**WH53544005Q**	935 173 953

▶ Seite 596



WH50540700H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front				
- TV-/Radio-Datendosen, 2x IEC / 1x MiniDat				
Front, Ultraweiss	32 mm	1	**WH50540700H**	378 375 003
Front, Lichtgrau	32 mm	1	**WH50540703H**	378 375 033
Front, Anthrazit	32 mm	1	**WH50540704H**	378 375 043
Front, Schwarz	32 mm	1	**WH50540705H**	378 375 953
Front, Beige	32 mm	1	**WH50540707H**	378 375 913
Front, Braun	32 mm	1	**WH50540709H**	378 375 993

▶ Seite 596



WH405436E

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz				
4dB Stichdose	32 mm	1	**WH405436E**	935 280 793
4dB Stichdose mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH405436F**	935 780 793
10.5dB Enddose mit Abschlusswiderstand	32 mm	1	**WH405437E**	935 287 793
10.5dB Enddose mit Abschlusswiderstand mit Befestigunsplatte	32 mm	1	**WH405437F**	935 787 793
11dB Durchgangsdose	32 mm	1	**WH405438E**	935 281 793
11dB Durchgangsdose mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH405438F**	935 781 793
14dB Durchgangsdose	32 mm	1	**WH405439E**	935 282 793
14dB Durchgangsdose mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH405439F**	935 782 793
19dB Durchgangsdose	32 mm	1	**WH405440E**	935 283 793
19dB Durchgangsdose mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH405440F**	935 783 793
Abschlusswiderstand 75 Ω				
Abschlusswiderstand 75 Ω		1	**WH765302Z**	965 369 098



WH765302Z

HMS Basismodul
Erweiterungsmodul und Deckel

HMS Basismodul:
- Ausschnitt für maximal 12 RJ45-Einsätze Kat. 5e, Kat. 6 und Kat. 6A
- Für ungeschirmte und geschirmte Einsätze
- Ausschnitt für optionales TV- oder SAT-Modul
- Inklusive Schrauben für Befestigung auf Lochblech




HMS Erweiterungsmodul:
- Ausschnitt für maximal 10 RJ45-Einsätze Kat. 5e, Kat. 6 und Kat. 6A
- Für ungeschirmte und geschirmte Einsätze
- Inklusive Schrauben für Befestigung auf Lochblech

Zubehör:
- Blechkerbschraube 4.2x9.5 mm (Set à 50 Stk)

Schutzart:
IP20

Montage:
- Auf Lochblech

▶ Seite 596


	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH74300503Z	**HMS Basismodul Light** - Ausschnitt für 8 RJ-45 Einsätze - mit Auschnitt für 2 FLF Gr,.I oder 1 FLF Gr.II			
	HMS Basismodul Light	1	**WH74300503Z**	377 987 033
 WH74300303Z	**HMS Basismodul ohne DSL-Dose** - Ausschnitt für 16 RJ-45 Einsätze und TV-/SAT-Modul			
	HMS Basismodul ohne DSL-Dose	1	**WH74300303Z**	377 985 033
 WH74300203Z	**HMS Erweiterungsmodul** - Ausschnitt für 10RJ45 Einsätze			
	HMS Erweiterungsmodul	1	**WH74300203Z**	377 996 033
 WH74300603Z	**HMS Erweiterungsmodul light** - Ausschnitt für 6 RJ-45 Einsätze - Ausschnitt für 1 FLF Gr.I			
	HMS Erweiterungsmodul light	1	**WH74300603Z**	377 988 033
 WH74990163Z	**HMS Deckel** - zu Basis- und Erweiterungsmodul			
	HMS Deckel	1	**WH74990103Z**	377 997 033
 WH76991073Z	**Blechkerbschraube**			
	Blechkerbschraube (Set à 50 Stk)	1	**WH76991073Z**	162 080 805

HMS Fiber LWL-Set:
Set vom OTO zur Wanddose mit Verlängerungskabel
(Durchmesser < 5mm), Einzugsdraht, Keystone-Hybrid-Adapter
CLIK/APC-LC/APC und Kabelmanagement.



WH74360100Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
HMS FIber LWL-Set			
HMS Fiber LWL Set 5m	1	**WH74360100Z**	966 731 643
HMS Fiber LWL Set 7.5m	1	**WH74360200Z**	966 731 653
HMS Fiber LWL Set 10m	1	**WH74360300Z**	966 731 663
HMS Fiber LWL Set 12.5m	1	**WH74360400Z**	966 731 673
HMS Fiber LWL Set 15m	1	**WH74360500Z**	966 731 683
HMS Fiber LWL Set 20m	1	**WH74360600Z**	966 731 743
HMS Fiber LWL Set 30m	1	**WH74360700Z**	966 731 753
HMS Fiber LWL Set 50m	1	**WH74360800Z**	966 731 763



WH76360100Z

HMS Fiber Kabelmanagement

- zum Verstauen der Kabelüberlängen im Verteiler
- Montage auf Lochblech oder auf Modulträger

Kabelmanagement	1	**WH76360100Z**	966 731 923



WH70360100Z

HMS Fiber Keystone LWL-Adapter

Keystone LWL-Adapter LC/APC Duplex	1	**WH70360100Z**	966 730 653



WH70360200Z

HMS Fiber Keystone LWL-Adapter

Keystone LWL-Adapter E2000/APC Simplex	1	**WH70360200Z**	966 730 663

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH74410180Z	**HMS-Verteilfeld** - für 16 Module, 1HE - inkl. Kabelbinder und Befestigungsmaterial			
	HMS-Verteilfeld für 16 Module	1	**WH74410180Z**	966 731 583
 WH74410280Z	**HMS-Verteilfeld** - für 24 Module, 1HE - inkl. Kabelbinder und Befestigungsmaterial			
	HMS-Verteilfeld für 24 Module	1	**WH74410280Z**	966 731 593
 WH74950280Z	**HMS-Rangierpanel** - mit 4 Bügeln, 1HE - inkl. Befestigungsmaterial			
	HMS-Rangierpanel mit 4 Bügeln	1	**WH74950280Z**	966 730 883
 WH74410480Z	**HMS-Verteilfeld** - für 6 FLF-Apparate Gr.I, 1HE - inkl. Kabelbinder und Befestigungsmaterial			
	HMS-Verteilfeld für 6 FLF-Apparate Gr.I	1	**WH74410480Z**	966 731 803
 WH74410580Z	**HMS-Verteilfeld** - für 5 FLF-Apparate Gr.II, 2HE - Befestigungsmaterial			
	HMS-Verteilfeld für 5 FLF-Apparate Gr.II	1	**WH74410580Z**	966 731 903
 WH74101280Z	**HMS-Blindplatte, 1HE** - inkl. Befestigungsmaterial			
	HMS-Blindplatte, 1HE	1	**WH74101280Z**	966 731 293
 WH74101380Z	**HMS-Blindplatte, 2HE** - inkl. Befestigungsmaterial			
	HMS-Blindplatte, 2HE	1	**WH74101380Z**	966 731 393
 WH70311000Z	**HMS-Voice Panel 25 Port**			
	HMS Voice Panel 25 Port bestückt	1	**WH70311000Z**	966 730 603
 WH70311100Z	**HMS-Voice Panel 50 Port**			
	HMS Voice Panel 50 Port bestückt	1	**WH70311100Z**	966 730 613
 WH70311300Z	**HMS-Voice Panel 10 Port**			
	HMS Voice Panel 10 Port Einschub	1	**WH70311300Z**	966 730 623

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH74361000Z	**LWL-Panel 19" für SC D**			
	HMS Fiber LWL-Panel SC D	1	**WH74361000Z**	966 731 773
 WH74361100Z	**LWL-Panel 19" für LC S / SC S / E2000**			
	HMS Fiber LWL-Panel LC S / SC S / E2000	1	**WH74361100Z**	966 731 783
 WH70360300Z	**HMS Fiber Kupplung**			
	Kupplung LC/LC D Multimode OM2	1	**WH70360300Z**	966 730 673
 WH70360400Z	**HMS Fiber Kupplung**			
	Kupplung LC/LC D Multimode OM3	1	**WH70360400Z**	966 730 683
 WH70360500Z	**HMS Fiber Kupplung**			
	Kupplung LC/LC D Multimode OM4	1	**WH70360500Z**	966 730 693
 WH70360600Z	**HMS Fiber Kupplung**			
	Kupplung E2000 APC SM	1	**WH70360600Z**	966 730 153
 WH70360700Z	**HMS Fiber Kupplung**			
	Kupplung SC/SC Duplex Multimod	1	**WH70360700Z**	966 730 103
 WH75360200Z	**HMS Fiber Patchkabel**			
	LWL-Patchkabel LC/APC grün - LC/PC blau, G.657.A2, Simplex			
	HMS LWL-Patchkabel 3m	1	**WH75360200Z**	966 731 843
	HMS LWL-Patchkabel 5m	1	**WH75360300Z**	966 731 853
	HMS LWL-Patchkabel 7.5m	1	**WH75360400Z**	966 731 863
	HMS LWL-Patchkabel 10m	1	**WH75360500Z**	966 731 873
	HMS LWL-Patchkabel 15m	1	**WH75360600Z**	966 731 883
	HMS LWL-Patchkabel 20m	1	**WH75360700Z**	966 731 893

RJ45-Einsätze
zu HMS Basis- und Erweiterungsmodul

Auf diesen Seiten finden Sie eine Produktzusammenfassung der passiven Komponenten zur strukturierten Verkabelung im Feldverteiler media nach DIN EN 50173-4.

HMS-Einsatz RJ45:
- Kombinierte Schirmung und Zugentlastung
- Eindeutige Anschlusskennzeichnung (EIA/TIA 568 A/B)
- Kat. 5e, Kat. 6 und Kat. 6A
- Keystone Modul
- Selbstschneidende Kontakte
- Steckverbindung RJ45
- Anschluss: Draht AWG 23-25, Litze 7-fach AWG 24-26

▶ Seite 596



WH70290300Z



WH70290200Z



WH70310200Z



WH70300200Z



WH70310300Z



WH70300300Z


WH76410200Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e UTP			
- Kat. 5e UTP ungeschirmt			
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e UTP	1	**WH70290300Z**	977 731 003
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e UTP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70295300Z**	977 731 103
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e STP			
- Kat. 5e STP geschirmt			
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e STP	1	**WH70290200Z**	977 701 003
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e STP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70295200Z**	977 701 103
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 UTP			
- Kat. 6 UTP ungeschirmt			
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 UTP	1	**WH70310200Z**	977 731 013
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 UTP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70315200Z**	977 731 113
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 STP			
- Kat. 6 STP geschirmt			
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 STP	1	**WH70300200Z**	977 701 013
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 STP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70305200Z**	977 701 113
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6A UTP			
- Kat. 6A UTP ungeschirmt			
HMS Einsatz RJ45 Kat. 6A UTP	1	**WH70310300Z**	977 732 013
HMS Einsatz RJ45 Kat. 6A UTP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70315300Z**	977 732 113
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6A STP			
- Kat. 6A STP geschirmt			
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6A STP	1	**WH70300300Z**	977 701 023
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6A STP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70305300Z**	977 701 123
Blinddeckel zu HMS			
Blinddeckel zu HMS, Weiss	1	**WH76410200Z**	377 990 003
Blinddeckel zu HMS, Schwarz	1	**WH76410205Z**	966 731 933
Blinddeckel zu HMS (Set à 100 Stk.), weiss	1	**WH76415200Z**	377 990 103
Blinddeckel zu HMS (Set à 100 Stk.), schwarz	1	**WH76415205Z**	966 731 943

Einsatz TV-/Radio-Dose:
- CATV-Dose Bandbreite von 5 bis 1002 MHz (Breitband)
- Dämpfungsvarianten: 4/10/11/14/19/23 dB
- Enddose mit integriertem Widerstand für eine schnelle Montage

Einsatz TV-/Radio-Datendose:
- CATV-Dose Bandbreite von 5 bis 1002 MHz (Breitband)
- Rückweg 5 – 65 MHz
- Dämpfungsvarianten: 4/10/11/14/19/23 dB
- Enddose mit integriertem Widerstand für eine schnelle Montage

▶ Seite 596



WH76420505Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Werkzeug für RJ45-Einsätze			
- zum einfachen Pressen der RJ45-Einsätze			
Werkzeug für RJ45-Einsätze	1	**WH76420505Z**	983 223 009



WH405485Z

Einsätze TV-/Radio-Dose

- für Basismodul
- Breitband TV-/Radio
- 2x IEC
- bis 2 GHz

AM04 4dB Stichdose	10	**WH405485Z**	965 214 793
AM10 10.5dB Enddose mit Abschlusswiderstand 75 Ω	10	**WH405486Z**	965 224 793
AM11 11dB Durchgangsdose	10	**WH405487Z**	965 234 793
AM15 14dB Durchgangsdose	10	**WH405488Z**	965 244 793
AM19 19dB Durchgangsdose	10	**WH405489Z**	965 254 793
AM23 23dB Durchgangsdose	10	**WH405490Z**	965 264 793



WH405436Z

Einsätze TV-/Radio-Datendose

- für Basismodul
- Breitband TV-/Radio
- 2x IEC / 1x MiniDat
- bis 2 GHz
- Rückweg 5 – 65 MHz

AMD04 4dB Stichdose	10	**WH405436Z**	935 280 713
AMD10 10.5dB Enddose mit Abschlusswiderstand 75 Ω	10	**WH405437Z**	935 287 713
AMD11 11dB Durchgangsdose	10	**WH405438Z**	935 281 713
AMD15 14dB Durchgangsdose	10	**WH405439Z**	935 282 713
AMD19 19dB Durchgangsdose	10	**WH405440Z**	935 283 713

HMS F-Verteiler, F-Stecker, F-Abschlusswiederstand

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH70530100Z	**F-Verteiler** 2-fach	1	**WH70530100Z**	966 800 103
 WH70530200Z	**F-Verteiler** 3-fach	1	**WH70530200Z**	966 800 203
 WH70530300Z	**F-Verteiler** 4-fach	1	**WH70530300Z**	966 800 303
 WH70530400Z	**F-Verteiler** 6-fach	1	**WH70530400Z**	966 800 403
 WH70530500Z	**F-Verteiler** 8-fach	1	**WH70530500Z**	966 800 603
 WH70530600Z	**F-Abzweiger** 1-fach	1	**WH70530600Z**	966 800 703
 WH70531000Z	**F-Stecker** F-Stecker Cablecom	1	**WH70531000Z**	966 801 103
 WH70531100Z	**F-Stecker** F-Stecker Compression	1	**WH70531100Z**	966 801 203
 WH76530300Z	**F-Abschlusswiederstand** 75 Ohm	1	**WH76530300Z**	966 801 303

Zubehör:
- Montagehalter für Multimediageräte HMS Y-Patchkabel:
- Geeignet für Cablesharing, um verschiedene Dienste wie z.B. Telefon-Netzwerk oder 2x Netzwerk auf einem 8-poligen Datenkabel zu kombinieren.

HMS Patchkabel:
- U/UTP Kat. 6/E, 250MHz, 4x2x0,20 mm², Innenleiter Cu Litze (AWG 24), paarverseilt, Mantel und Knickschutz in Grau, Grün oder Blau, halogenfrei, beidseitig Stecker RJ45
- Erhältlich in den verschiedenen Längen

▶ Seite 596



VZ02MM



WH75401303Z



WH75400903Z



WH75401603Z



WH75401612Z



WH75401613Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Montagehalter für Multimediageräte			
- zur Befestigung auf dem Lochblech			
Montagehalter für Multimediageräte	1	**VZ02MM**	822 990 914
Y-Patchkabel TEL/LAN			
- für Cablesharing			
Y-Patchkabel TEL/LAN 0,5 m	10	**WH75401303Z**	101 349 409
Y-Patchkabel TEL/LAN 1,0 m	10	**WH75401403Z**	101 349 419
Y-Patchkabel LAN/LAN			
- für Cablesharing			
Y-Patchkabel LAN/LAN 1,0 m	10	**WH75401003Z**	101 349 319
HMS Patchkabel RJ45 U/UTP			
- Kategorie 6 U/UTP - Kurzer Abknickschutz			
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 0,5 m, Grau	10	**WH75401603Z**	101 347 109
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 1,0 m, Grau	10	**WH75401703Z**	101 347 209
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 2,0 m, Grau	10	**WH75401803Z**	101 347 309
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 5,0 m, Grau	10	**WH75401903Z**	101 347 309
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 10,0 m, Grau	10	**WH75402503Z**	101 347 609
HMS Patchkabel RJ45 U/UTP			
- Kategorie 6 U/UTP - Kurzer Abknickschutz			
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 0,5 m, Grün	10	**WH75401612Z**	101 347 119
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 1,0 m, Grün	10	**WH75401712Z**	101 347 219
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 2,0 m, Grün	10	**WH75401812Z**	101 347 319
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 5,0 m, Grün	10	**WH75401912Z**	101 347 419
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 10,0 m, Grün	10	**WH75402512Z**	101 347 619
HMS Patchkabel RJ45 U/UTP			
- Kategorie 6 U/UTP - Kurzer Abknickschutz			
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 0,5 m, Blau	10	**WH75401613Z**	101 347 129
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 1,0 m, Blau	10	**WH75401713Z**	101 347 229
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 2,0 m, Blau	10	**WH75401813Z**	101 347 329
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 5,0 m, Blau	10	**WH75401913Z**	101 347 429
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 10,0 m, Blau	10	**WH75402513Z**	101 347 629

HMS Patchkabel:
- S/FTP Kat. 6/E, 250MHz, 4x2x0,10 mm², Innenleiter Cu Litze (AWG 27), paarverseilt, Mantel und Knickschutz in Grau, Grün oder Blau, halogenfrei, beidseitig Stecker RJ45
- Erhältlich in den verschiedenen Längen

▶ Seite 596



WH75400403Z

HMS Patchkabel RJ45 S/FTP

- Kategorie 6 S/FTP
- Kurzer Abknickschutz

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 0,5 m, Grau	10	**WH75400403Z**	101 346 109
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 1,0 m, Grau	10	**WH75400503Z**	101 346 209
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 2,0 m, Grau	10	**WH75400603Z**	101 346 309
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 5,0 m, Grau	10	**WH75400703Z**	101 346 409
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 10,0 m, Grau	10	**WH75400803Z**	101 346 509



WH75400412Z

HMS Patchkabel RJ45 S/FTP

- Kategorie 6 S/FTP
- Kurzer Abknickschutz

Patchkabel Kat. 6 RJ45, 0,5 m, Grün	10	**WH75400412Z**	101 346 119
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 1,0 m, Grün	10	**WH75400512Z**	101 346 219
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 2,0 m, Grün	10	**WH75400612Z**	101 346 319
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 5,0 m, Grün	10	**WH75400712Z**	101 346 419
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 10,0 m, Grün	10	**WH75400812Z**	101 346 519



WH75400413Z

HMS Patchkabel RJ45 S/FTP

- Kategorie 6 S/FTP
- Kurzer Abknickschutz

Patchkabel Kat. 6 RJ45, 0,5 m, Blau	10	**WH75400413Z**	101 346 129
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 1,0 m, Blau	10	**WH75400513Z**	101 346 229
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 2,0 m, Blau	10	**WH75400613Z**	101 346 329
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 5,0 m, Blau	10	**WH75400713Z**	101 346 429
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 10,0 m, Blau	10	**WH75400813Z**	101 346 529

HMS Patchkabel:
- S/FTP Kat. 6/E, 250MHz, 4x2x0,10 mm², Innenleiter Cu Litze (AWG 27), paarverseilt, Mantel und Knickschutz in Grau, Grün oder Blau, halogenfrei, beidseitig Stecker RJ45
- Erhältlich in den verschiedenen Längen

▶ Seite 596



WH75402303Z

HMS Patchkabel RJ45 S/STP

- Kategorie 6A S/STP
- Kurzer Abknickschutz

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 0,5 m, Grau	10	**WH75402303Z**	101 345 109
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 1,0 m, Grau	10	**WH75402203Z**	101 345 209
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 2,0 m, Grau	10	**WH75402103Z**	101 345 309
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 5,0 m, Grau	10	**WH75402403Z**	101 345 409
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 10,0 m, Grau	10	**WH75402603Z**	101 345 509



WH75402312Z

HMS Patchkabel RJ45 S/STP

- Kategorie 6A S/STP
- Kurzer Abknickschutz

Patchkabel Kat. 6 RJ45, 0,5 m, Grün	10	**WH75402312Z**	101 345 119
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 1,0 m, Grün	10	**WH75402212Z**	101 345 219
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 2,0 m, Grün	10	**WH75402112Z**	101 345 319
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 5,0 m, Grün	10	**WH75402412Z**	101 345 419
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 10,0 m, Grün	10	**WH75402612Z**	101 345 519



WH75402313Z

HMS Patchkabel RJ45 S/STP

- Kategorie 6A S/STP
- Kurzer Abknickschutz

Patchkabel Kat. 6 RJ45, 0,5 m, Blau	10	**WH75402313Z**	101 345 129
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 1,0 m, Blau	10	**WH75402213Z**	101 345 229
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 2,0 m, Blau	10	**WH75402113Z**	101 345 329
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 5,0 m, Blau	10	**WH75402413Z**	101 345 429
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 10,0 m, Blau	10	**WH75402613Z**	101 345 529

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH75402003Z	**Telefonverbindungskabel zu Basismodul, 0.5 m** - Cablecom-Box T+T - Swisscom-Box T+T - Einspeisung T+T in DSL-Telefonmodul RJ45, Grün - RJ11/RJ45			
	Telefonverbindungskabel	1	**WH75402003Z**	101 460 909
 WH76400400Z	**VDSL2 Splitter POTS** - für ADSL und VDSL über analog Telefonie			
	VDSL2 Splitter POTS	1	**WH76400400Z**	966 737 104
 WH76400500Z	**VDSL Splitter für ISDN** - für ADSL und VDSL über ISDN Telefonie			
	VDSL Splitter für ISDN	1	**WH76400500Z**	966 737 114
 WH75400400Z	**Y-Kabel zu Rückführdose All IP 2 DSL, 4m** - für Rückführung 2 DSL			
	Y-Kabel L=4m	1	**WH75400400Z**	101 349 039
 WH70311200Z	**Feldkonfektionierbarer Stecker**			
	Feldkonfektionierbarer Stecker RJ45 Cat.6A	1	**WH70311200Z**	966 730 623

kallysto
Multimediadosen HMS mit 2-Loch Breitband TV-/Radio- und SAT-Dose

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung Einbautiefe 32 mm	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Multimediadosen HMS Breitband TV-/Radio, 2x IEC und für 1x/ 2x RJ45 HMS-Einsätze HMS AM04 4dB Stichdose bis 2 GHz		**WH55549300C**	965 410 008	**WH56549300C**	965 410 208	**WH57549300C**	965 410 408
		WH55549303C	965 410 038	**WH56549303C**	965 410 238	**WH57549303C**	965 410 438
		WH55549304C	965 410 048	**WH56549304C**	965 410 248	**WH57549304C**	965 410 448
		WH55549305C	965 410 058	**WH56549305C**	965 410 258	**WH57549305C**	965 410 458
Multimediadosen HMS Breitband TV-/Radio, 2x IEC und für 1x/ 2x RJ45 HMS-Einsätze HMS AM10 10.5dB Enddose mit Abschlusswiderstand 75 bis 2 GHz		**WH55549400C**	965 420 008	**WH56549400C**	965 420 208	**WH57549400C**	965 420 408
		WH55549403C	965 420 038	**WH56549403C**	965 420 238	**WH57549403C**	965 420 438
		WH55549404C	965 420 048	**WH56549404C**	965 420 248	**WH57549404C**	965 420 448
		WH55549405C	965 420 058	**WH56549405C**	965 420 258	**WH57549405C**	965 420 458
Multimediadosen HMS Breitband TV-/Radio, 2x IEC und für 1x/ 2x RJ45 HMS-Einsätze HMS AM11 11dB Durchgangsdose bis 2 GHz		**WH55549500C**	965 430 008	**WH56549500C**	965 430 208	**WH57549500C**	965 430 408
		WH55549503C	965 430 038	**WH56549503C**	965 430 238	**WH57549503C**	965 430 438
		WH55549504C	965 430 048	**WH56549504C**	965 430 248	**WH57549504C**	965 430 448
		WH55549505C	965 430 058	**WH56549505C**	965 430 258	**WH57549505C**	965 430 458
Multimediadosen HMS Breitband TV-/Radio, 2x IEC und für 1x/ 2x RJ45 HMS-Einsätze HMS AM15 14dB Durchgangsdose bis 2 GHz		**WH55549600C**	965 440 008	**WH56549600C**	965 440 208	**WH57549600C**	965 440 408
		WH55549603C	965 440 038	**WH56549603C**	965 440 238	**WH57549603C**	965 440 438
		WH55549604C	965 440 048	**WH56549604C**	965 440 248	**WH57549604C**	965 440 448
		WH55549605C	965 440 058	**WH56549605C**	965 440 258	**WH57549605C**	965 440 458
Multimediadosen HMS Breitband TV-/Radio, 2x IEC und für 1x/ 2x RJ45 HMS-Einsätze HMS AM19 19dB Durchgangsdose bis 2 GHz		**WH55549700C**	965 450 008	**WH56549700C**	965 450 208	**WH57549700C**	965 450 408
		WH55549703C	965 450 038	**WH56549703C**	965 450 238	**WH57549703C**	965 450 438
		WH55549704C	965 450 048	**WH56549704C**	965 450 248	**WH57549704C**	965 450 448
		WH55549705C	965 450 058	**WH56549705C**	965 450 258	**WH57549705C**	965 450 458
Multimediadosen HMS Breitband TV-/Radio, 2x IEC und für 1x/ 2x RJ45 HMS-Einsätze HMS AM23 23dB Durchgangsdose bis 2 GHz		**WH55549800C**	965 460 008	**WH56549800C**	965 460 208	**WH57549800C**	965 460 408
		WH55549803C	965 460 038	**WH56549803C**	965 460 238	**WH57549803C**	965 460 438
		WH55549804C	965 460 048	**WH56549804C**	965 460 248	**WH57549804C**	965 460 448
		WH55549805C	965 460 058	**WH56549805C**	965 460 258	**WH57549805C**	965 460 458

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH50549300A	965 116 003	**WH50549300B**	965 113 003	**WH53549300Q**	965 111 003
WH50549303A	965 116 033	**WH50549303B**	965 113 033	**WH53549303Q**	965 111 033
WH50549304A	965 116 043	**WH50549304B**	965 113 043	**WH53549304Q**	965 111 043
WH50549305A	965 116 953	**WH50549305B**	965 113 953	**WH53549305Q**	965 111 953
WH50549400A	965 126 003	**WH50549400B**	965 123 003	**WH53549400Q**	965 121 003
WH50549403A	965 126 033	**WH50549403B**	965 123 033	**WH53549403Q**	965 121 033
WH50549404A	965 126 043	**WH50549404B**	965 123 043	**WH53549404Q**	965 121 043
WH50549405A	965 126 953	**WH50549405B**	965 123 953	**WH53549405Q**	965 121 953
WH50549500A	965 136 003	**WH50549500B**	965 133 003	**WH53549500Q**	965 131 003
WH50549503A	965 136 033	**WH50549503B**	965 133 033	**WH53549503Q**	965 131 033
WH50549504A	965 136 043	**WH50549504B**	965 133 043	**WH53549504Q**	965 131 043
WH50549505A	965 136 953	**WH50549505B**	965 133 953	**WH53549505Q**	965 131 953
WH50549600A	965 146 003	**WH50549600B**	965 143 003	**WH53549600Q**	965 141 003
WH50549603A	965 146 033	**WH50549603B**	965 143 033	**WH53549603Q**	965 141 033
WH50549604A	965 146 043	**WH50549604B**	965 143 043	**WH53549604Q**	965 141 043
WH50549605A	965 146 953	**WH50549605B**	965 143 953	**WH53549605Q**	965 141 953
WH50549700A	965 156 003	**WH50549700B**	965 153 003	**WH53549700Q**	965 151 003
WH50549703A	965 156 033	**WH50549703B**	965 153 033	**WH53549703Q**	965 151 033
WH50549704A	965 156 043	**WH50549704B**	965 153 043	**WH53549704Q**	965 151 043
WH50549705A	965 156 953	**WH50549705B**	965 153 953	**WH53549705Q**	965 151 953
WH50549800A	965 166 003	**WH50549800B**	965 163 003	**WH53549800Q**	965 161 003
WH50549803A	965 166 033	**WH50549803B**	965 163 033	**WH53549803Q**	965 161 033
WH50549804A	965 166 043	**WH50549804B**	965 163 043	**WH53549804Q**	965 161 043
WH50549805A	965 166 953	**WH50549805B**	965 163 953	**WH53549805Q**	965 161 953

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung Einbautiefe 32 mm	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Multimediadosen HMS TV-/ Radio-Satellitendose, 2x IEC / 1x F und für 1x/ 2x RJ45 HMS-Einsätze HMS AM02 SAT		**WH55546900C**	935 255 008	**WH56546900C**	935 255 208	**WH57546900C**	935 255 408
		WH55546903C	935 255 038	**WH56546903C**	935 255 238	**WH57546903C**	935 255 438
		WH55546904C	935 255 048	**WH56546904C**	935 255 248	**WH57546904C**	935 255 448
		WH55546905C	935 255 058	**WH56546905C**	935 255 258	**WH57546905C**	935 255 458

Multimediadosen HMS mit 2-Loch Breitband TV-/Radio- und SAT-Dose

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH50546900A	935 255 003
WH50546903A	935 255 033
WH50546904A	935 255 043
WH50546905A	935 255 953



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH50546900B	935 755 003
WH50546903B	935 755 033
WH50546904B	935 755 043
WH50546905B	935 755 953



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH53546900Q	935 075 003
WH53546903Q	935 075 033
WH53546904Q	935 075 043
WH53546905Q	935 075 953

kallysto Multimediadosen HMS
mit 2-Loch Breitband TV-/Radio- und SAT-Dose

▶ Seite 596



WH50546300H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front - Multimediadosen HMS Breitband TV-/Radio, 2x IEC und für 1x/2x RJ45 HMS-Einsätze				
Front, Ultraweiss	32 mm	1	**WH50546300H**	378 091 003
Front, Lichtgrau	32 mm	1	**WH50546303H**	378 091 033
Front, Anthrazit	32 mm	1	**WH50546304H**	378 091 043
Front, Schwarz	32 mm	1	**WH50546305H**	378 091 953
Front, Beige	32 mm	1	**WH50546307H**	378 091 913
Front, Braun	32 mm	1	**WH50546309H**	378 091 993



WH50546900H

Baukasten, Ersatzteil, Front - Multimediadosen HMS TV-/Radio-Satellitendose, 2x IEC / 1x F und für 1x/2x RJ45 HMS-Einsätze				
Front, Ultraweiss	32 mm	1	**WH50546900H**	378 092 003
Front, Lichtgrau	32 mm	1	**WH50546903H**	378 092 033
Front, Anthrazit	32 mm	1	**WH50546904H**	378 092 043
Front, Schwarz	32 mm	1	**WH50546905H**	378 092 953
Front, Beige	32 mm	1	**WH50546907H**	378 092 913
Front, Braun	32 mm	1	**WH50546909H**	378 092 993

▶ Seite 596



WH405493E

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz				
- Bandbreite 2 GHz				
HMS 4dB Stichdose	32 mm	1	**WH405493E**	935 416 793
HMS 4dB Stichdose mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH405493F**	965 413 793
HMS 10.5dB Enddose mit Abschlusswiderstand	32 mm	1	**WH405494E**	935 426 793
HMS 10.5dB Enddose mit Abschlusswiderstandmit Befestigunsplatte	32 mm	1	**WH405494F**	965 423 793
HMS 11dB Durchgangsdose	32 mm	1	**WH405495E**	935 436 793
HMS 11dB Durchgangsdose mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH405495F**	965 433 793
HMS 14dB Durchgangsdose	32 mm	1	**WH405496E**	935 446 793
HMS 14dB Durchgangsdose mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH405496F**	965 443 793
HMS 19dB Durchgangsdose	32 mm	1	**WH405497E**	935 456 793
HMS 19dB Durchgangsdose mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH405497F**	965 453 793



WH405469E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz				
Multimedia HMS AM02 SAT	32 mm	1	**WH405469E**	935 255 793
Multimedia HMS AM02 SAT, mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH405469F**	935 755 793



WH765302Z

Abschlusswiderstand 75				
Abschlusswiderstand 75		1	**WH765302Z**	965 369 098

kallysto Multimediadosen HMS
mit 3-Loch Breitband TV-/Radio-Datendose

▶ Seite 596



WH50547600H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front				
- Multimediadosen HMS TV-/Radio-Datendose, 2x IEC/1x MiniDat und für 1x/2x RJ45 HMS-Einsätze				
Front, Ultraweiss	32 mm	1	**WH50547600H**	378 093 003
Front, Lichtgrau	32 mm	1	**WH50547603H**	378 093 033
Front, Anthrazit	32 mm	1	**WH50547604H**	378 093 043
Front, Schwarz	32 mm	1	**WH50547605H**	378 093 953
Front, Beige	32 mm	1	**WH50547607H**	378 093 913
Front, Braun	32 mm	1	**WH50547609H**	378 093 993

kallysto
Montagesets HMS für 2x oder 4x RJ45

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Montageset für HMS-Einsätze max. 2x RJ45		**WH55300400C**	378 002 008	**WH56300400C**	378 002 208	**WH57300400C**	378 002 408
		WH55300403C	378 002 038	**WH56300403C**	378 002 238	**WH57300403C**	378 002 438
		WH55300404C	378 002 048	**WH56300404C**	378 002 248	**WH57300404C**	378 002 448
		WH55300405C	378 002 058	**WH56300405C**	378 002 258	**WH57300405C**	378 002 458
Montageset für HMS-Einsätze max. 4x RJ45		**WH55300300C**	378 004 008	**WH56300300C**	378 004 208	**WH57300300C**	378 004 408
		WH55300303C	378 004 038	**WH56300303C**	378 004 238	**WH57300303C**	378 004 438
		WH55300304C	378 004 048	**WH56300304C**	378 004 248	**WH57300304C**	378 004 448
		WH55300305C	378 004 058	**WH56300305C**	378 004 258	**WH57300305C**	378 004 458

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH50300400A	378 056 003
WH50300403A	378 056 033
WH50300404A	378 056 043
WH50300405A	378 056 953

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH50300300A	378 016 003
WH50300303A	378 016 033
WH50300304A	378 016 043
WH50300305A	378 016 953



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH50300400B	378 057 003
WH50300403B	378 057 033
WH50300404B	378 057 043
WH50300405B	378 057 953

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH50300300B	378 017 003
WH50300303B	378 017 033
WH50300304B	378 017 043
WH50300305B	378 017 953



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH53300400Q	378 095 003
WH53300403Q	378 095 033
WH53300404Q	378 095 043
WH53300405Q	378 095 953


Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH53300300Q	378 094 003
WH53300303Q	378 094 033
WH53300304Q	378 094 043
WH53300305Q	378 094 953

▶ Seite 596



WH50300400H


Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front				
- Montageset für HMS-Einsätze 2x RJ45				
Front, Ultraweiss	32 mm	1	**WH50300400H**	378 058 003
Front, Lichtgrau	32 mm	1	**WH50300403H**	378 058 033
Front, Anthrazit	32 mm	1	**WH50300404H**	378 058 043
Front, Schwarz	32 mm	1	**WH50300405H**	378 058 953
Front, Beige	32 mm	1	**WH50300407H**	378 058 913
Front, Braun	32 mm	1	**WH50300409H**	378 058 993



WH50300300H


Baukasten, Ersatzteil, Front				
- Montageset für HMS-Einsätze 4x RJ45				
Front, Ultraweiss	32 mm	1	**WH50300300H**	378 018 003
Front, Lichtgrau	32 mm	1	**WH50300303H**	378 018 033
Front, Anthrazit	32 mm	1	**WH50300304H**	378 018 043
Front, Schwarz	32 mm	1	**WH50300305H**	378 018 953
Front, Beige	32 mm	1	**WH50300307H**	378 018 913
Front, Braun	32 mm	1	**WH50300309H**	378 018 993

▶ Seite 596



WH403004E

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz				
Montageset für max. 2 HMS-Einsätze	12 mm	1	**WH403004E**	377 984 793
Montageset für max. 2 HMS-Einsätze mit Befestigungsplatte	12 mm	1	**WH403004F**	377 982 793



WH403003E

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz				
Montageset für max. 4 HMS-Einsätze	12 mm	1	**WH403003E**	377 994 793
Montageset für max. 4 HMS-Einsätze mit Befestigungsplatte	12 mm	1	**WH403003F**	377 992 793

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

- keine spezielle Befestigungsplatte nötig, kann in eine Standard-Befestigungsplatte montiert werden

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20



Bezeichnung
Einbautiefe 32 mm

kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
media Steckdose Kat. 5e Schrägauslass mit 1x media RJ45 oder 2x media RJ45 Einsätze und Bezeichnungsschild 42x9 mm mit Schneideklemmen 1x media RJ45 Kat. 5e, ungeschirmt		**WH55290100C**	977 055 008	**WH56290100C**	977 055 208	**WH57290100C**	977 055 408
		WH55290103C	977 055 038	**WH56290103C**	977 055 238	**WH57290103C**	977 055 438
		WH55290104C	977 055 048	**WH56290104C**	977 055 248	**WH57290104C**	977 055 448
		WH55290105C	977 055 058	**WH56290105C**	977 055 258	**WH57290105C**	977 055 458
media Steckdose Kat. 5e Schrägauslass mit 1x media RJ45 oder 2x media RJ45 Einsätze und Bezeichnungsschild 42x9 mm mit Schneideklemmen 1x media RJ45 2x media RJ45 Kat. 5e, ungeschirmt		**WH55290200C**	977 056 008	**WH56290200C**	977 056 208	**WH57290200C**	977 056 408
		WH55290203C	977 056 038	**WH56290203C**	977 056 238	**WH57290203C**	977 056 438
		WH55290204C	977 056 048	**WH56290204C**	977 056 248	**WH57290204C**	977 056 448
		WH55290205C	977 056 058	**WH56290205C**	977 056 258	**WH57290205C**	977 056 458
media Steckdose Kat. 6 Schrägauslass mit 1x media RJ45 oder 2x media RJ45 Einsätze und Bezeichnungsschild 42x9 mm mit Schneideklemmen 1x media RJ45 Kat. 6, geschirmt		**WH55300100C**	977 065 008	**WH56300100C**	977 065 208	**WH57300100C**	977 065 408
		WH55300103C	977 065 038	**WH56300103C**	977 065 238	**WH57300103C**	977 065 438
		WH55300104C	977 065 048	**WH56300104C**	977 065 248	**WH57300104C**	977 065 448
		WH55300105C	977 065 058	**WH56300105C**	977 065 258	**WH57300105C**	977 065 458
media Steckdose Kat. 6 Schrägauslass mit 1x media RJ45 oder 2x media RJ45 Einsätze und Bezeichnungsschild 42x9 mm mit Schneideklemmen 2x media RJ45 Kat. 6, geschirmt		**WH55300200C**	977 066 008	**WH56300200C**	977 066 208	**WH57300200C**	977 066 408
		WH55300203C	977 066 038	**WH56300203C**	977 066 238	**WH57300203C**	977 066 438
		WH55300204C	977 066 048	**WH56300204C**	977 066 248	**WH57300204C**	977 066 448
		WH55300205C	977 066 058	**WH56300205C**	977 066 258	**WH57300205C**	977 066 458

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
WH50290100A	977 655 003	**WH50290100B**	977 355 003	**WH53290100Q**	977 255 003
WH50290103A	977 655 033	**WH50290103B**	977 355 033	**WH53290103Q**	977 255 033
WH50290104A	977 655 043	**WH50290104B**	977 355 043	**WH53290104Q**	977 255 043
WH50290105A	977 655 953	**WH50290105B**	977 355 953	**WH53290105Q**	977 255 953
WH50290200A	977 656 003	**WH50290200B**	977 356 003	**WH53290200Q**	977 256 003
WH50290203A	977 656 033	**WH50290203B**	977 356 033	**WH53290203Q**	977 256 033
WH50290204A	977 656 043	**WH50290204B**	977 356 043	**WH53290204Q**	977 256 043
WH50290205A	977 656 953	**WH50290205B**	977 356 953	**WH53290205Q**	977 256 953
WH50300100A	977 665 003	**WH50300100B**	977 365 003	**WH53300100Q**	977 265 003
WH50300103A	977 665 033	**WH50300103B**	977 365 033	**WH53300103Q**	977 265 033
WH50300104A	977 665 043	**WH50300104B**	977 365 043	**WH53300104Q**	977 265 043
WH50300105A	977 665 953	**WH50300105B**	977 365 953	**WH53300105Q**	977 265 953
WH50300200A	977 666 003	**WH50300200B**	977 366 003	**WH53300200Q**	977 266 003
WH50300203A	977 666 033	**WH50300203B**	977 366 033	**WH53300203Q**	977 266 033
WH50300204A	977 666 043	**WH50300204B**	977 366 043	**WH53300204Q**	977 266 043
WH50300205A	977 666 953	**WH50300205B**	977 366 953	**WH53300205Q**	977 266 953

▶ Seite 596

	Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
 WH70310100Z	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - Bezeichnungsschild 42x9 mm mit Schneideklemmen 1x media RJ45 Kat. 5e, ungeschirmt	1	**WH70310100Z**	977 931 003
 WH70300100Z	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - Bezeichnungsschild 42x9 mm mit Schneideklemmen 1x media RJ45 Kat. 6, geschirmt	1	**WH70300100Z**	977 901 003

▶ Seite 596

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr



WH40950382Z

Zwischenring

- 2-Punkt Befestigung für 2x M3
- Aluminium, mit Schrauben, Ø 61 mm

Zwischenring	1	**WH40950382Z**	378 990 003



WH50121000H

Frontplatte mit Schrägauslass

- 2-Punkt Befestigung für 2x M3
- Mit Beschriftungsfeld

Frontplatte aus Duroplast ultraweiss	1	**WH50121000H**	957 826 003
Frontplatte aus Duroplast lichtgrau	1	**WH50121003H**	957 826 033
Frontplatte aus Duroplast anthrazit	1	**WH50121004H**	957 826 043
Frontplatte aus Duroplast schwarz	1	**WH50121005H**	957 826 953
Frontplatte aus Duroplast beige	1	**WH50121007H**	957 826 913
Frontplatte aus Duroplast braun	1	**WH50121009H**	957 826 993



WH50141000H

Frontplatte mit Schrägauslass

- 2-Punkt Befestigung für 2x M3
- Mit Beschriftungsfeld

Frontplatte aus Thermoplast ultraweiss	1	**WH50141000H**	957 827 003
Frontplatte aus Thermoplast lichtgrau	1	**WH50141003H**	957 827 033
Frontplatte aus Thermoplast anthrazit	1	**WH50141004H**	957 827 043
Frontplatte aus Thermoplast schwarz	1	**WH50141005H**	957 827 953
Frontplatte aus Thermoplast beige	1	**WH50141007H**	957 827 913
Frontplatte aus Thermoplast braun	1	**WH50141009H**	957 827 993



WH76410400Z

Blinddeckel Keystone

-Set à 10 Stk

Blindeckel Keystone (Set à 10 Stk) ultraweiss	1	**WH76410400Z**	beantragt
Blindeckel Keystone (Set à 10 Stk) lichtgrau	1	**WH76410403Z**	beantragt
Blindeckel Keystone (Set à 10 Stk) anthrazit	1	**WH76410404Z**	beantragt
Blindeckel Keystone (Set à 10 Stk) schwarz	1	**WH76410405Z**	beantragt
Blindeckel Keystone (Set à 10 Stk) beige	1	**WH76410407Z**	beantragt
Blindeckel Keystone (Set à 10 Stk) braun	1	**WH76410409Z**	beantragt

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

- keine spezielle Befestigungsplatte nötig, kann in eine Standard-Befestigungsplatte montiert werden

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung Einbautiefe 32 mm	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Montageset für Keystone-Einsätze 2x RJ45 Schrägauslass mit Multimedia-modul inklusive 1x Blinddeckel und Bezeichnungsschild 42x9 mm Montageset Keystone		**WH55410100C**	877 260 008	**WH56410100C**	877 260 208	**WH57410100C**	877 260 408
		WH55410103C	877 260 038	**WH56410103C**	877 260 238	**WH57410103C**	877 260 438
		WH55410104C	877 260 048	**WH56410104C**	877 260 248	**WH57410104C**	877 260 448
		WH55410105C	877 260 058	**WH56410105C**	877 260 258	**WH57410105C**	877 260 458
Montageset für Multimedia-Module (M3) Schrägauslass fur ein Multi-mediamodul M3 und Bezeichnungsschild 42x9 mm Montageset		**WH55141000C**	957 220 008	**WH56141000C**	957 220 208	**WH57141000C**	957 220 408
		WH55141003C	957 220 038	**WH56141003C**	957 220 238	**WH57141003C**	957 220 438
		WH55141004C	957 220 048	**WH56141004C**	957 220 248	**WH57141004C**	957 220 448
		WH55141005C	957 220 058	**WH56141005C**	957 220 258	**WH57141005C**	957 220 458
Montageset für R&M Anschlussmodul mit Trägerplatte Schrägauslass mit Multimedia-modul inklusive 1x Blinddeckel und Bezeichnungsschild 42x9 mm Montageset R&M		**WH55400200C**	877 226 008	**WH56400200C**	877 226 208	**WH57400200C**	877 226 408
		WH55400203C	877 226 038	**WH56400203C**	877 226 238	**WH57400203C**	877 226 438
		WH55400204C	877 226 048	**WH56400204C**	877 226 248	**WH57400204C**	877 226 448
		WH55400205C	877 226 058	**WH56400205C**	877 226 258	**WH57400205C**	877 226 458

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH50410100A	877 960 003	**WH50410100B**	877 760 003	**WH53410100Q**	877 061 003
WH50410103A	877 960 033	**WH50410103B**	877 760 033	**WH53410103Q**	877 061 033
WH50410104A	877 960 043	**WH50410104B**	877 760 043	**WH53410104Q**	877 061 043
WH50410105A	877 960 953	**WH50410105B**	877 760 953	**WH53410105Q**	877 061 953
WH50141000A	957 820 003	**WH50141000B**	957 720 003	**WH53141000Q**	957 021 003
WH50141003A	957 820 033	**WH50141003B**	957 720 033	**WH53141003Q**	957 021 033
WH50141004A	957 820 043	**WH50141004B**	957 720 043	**WH53141004Q**	957 021 043
WH50141005A	957 820 953	**WH50141005B**	957 720 953	**WH53141005Q**	957 021 953
WH50400200A	877 601 003	**WH50400200B**	877 726 003	**WH53400200Q**	877 027 003
WH50400203A	877 601 033	**WH50400203B**	877 726 033	**WH53400203Q**	877 027 033
WH50400204A	877 601 043	**WH50400204B**	877 726 043	**WH53400204Q**	877 027 043
WH50400205A	877 601 953	**WH50400205B**	877 726 953	**WH53400205Q**	877 027 953




WH50402900H

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front			
- Kombi Dose HWS 2 Loch			
Front Kombi Dose HWS 2 Loch, Ultraweiss	1	**WH50402900H**	378 420 003
Front Kombi Dose HWS 2 Loch, Lichtgrau	1	**WH50402903H**	378 420 033
Front Kombi Dose HWS 2 Loch, Anthrazit	1	**WH50402904H**	378 420 043
Front Kombi Dose HWS 2 Loch, Schwarz	1	**WH50402905H**	378 420 953
Front Kombi Dose HWS 2 Loch, Beige	1	**WH50402907H**	378 420 913
Front Kombi Dose HWS 2 Loch, Braun	1	**WH50402909H**	378 420 993




WH50403000H

Baukasten, Ersatzteil, Front			
- Kombi Dose HWS 3 Loch Daten			
Front Kombi Dose HWS 3 Loch Daten, Ultraweiss	1	**WH50403000H**	378 421 003
Front Kombi Dose HWS 3 Loch Daten, Lichtgrau	1	**WH50403003H**	378 421 033
Front Kombi Dose HWS 3 Loch Daten, Anthrazit	1	**WH50403004H**	378 421 043
Front Kombi Dose HWS 3 Loch Daten, Schwarz	1	**WH50403005H**	378 421 953
Front Kombi Dose HWS 3 Loch Daten, Beige	1	**WH50403007H**	378 421 913
Front Kombi Dose HWS 3 Loch Daten, Braun	1	**WH50403009H**	378 421 993




WH50403100H

Baukasten, Ersatzteil, Front			
- Kombi Dose HWS 3 Loch SAT			
Front Kombi Dose HWS 3 Loch SAT, Ultraweiss	1	**WH50403100H**	378 422 003
Front Kombi Dose HWS 3 Loch SAT, Lichtgrau	1	**WH50403103H**	378 422 033
Front Kombi Dose HWS 3 Loch SAT, Anthrazit	1	**WH50403104H**	378 422 043
Front Kombi Dose HWS 3 Loch SAT, Schwarz	1	**WH50403105H**	378 422 953
Front Kombi Dose HWS 3 Loch SAT, Beige	1	**WH50403107H**	378 422 913
Front Kombi Dose HWS 3 Loch SAT, Braun	1	**WH50403109H**	378 422 993




WH50541400H

Baukasten, Ersatzteil, Front			
- Front für 3 -Loch+2 xRJ45 Advanced Dose (leer)			
Front, Ultraweiss	1	**WH50541400H**	378 379 003
Front, Lichtgrau	1	**WH50541403H**	378 379 033
Front, Anthrazit	1	**WH50541404H**	378 379 043
Front, Schwarz	1	**WH50541405H**	378 379 953
Front, Beige	1	**WH50541407H**	378 379 913
Front, Braun	1	**WH50541409H**	378 379 993




WH50541800H

Baukasten, Ersatzteil, Front			
- Front für 2 -Loch+2 xRJ45 Advanced Dose (leer)			
Front, Ultraweiss	1	**WH50541800H**	378 380 003
Front, Lichtgrau	1	**WH50541803H**	378 380 033
Front, Anthrazit	1	**WH50541804H**	378 380 043
Front, Schwarz	1	**WH50541805H**	378 380 953
Front, Beige	1	**WH50541807H**	378 380 913
Front, Braun	1	**WH50541809H**	378 380 993



WH50500100H



WH50500200H


WH50500300H


WH50400200H


Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front			
- HWS 2 Loch			
Front HWS 2 Loch, Ultraweiss	1	**WH50500100H**	378 423 003
Front HWS 2 Loch, Lichtgrau	1	**WH50500103H**	378 423 033
Front HWS 2 Loch, Anthrazit	1	**WH50500104H**	378 423 043
Front HWS 2 Loch, Schwarz	1	**WH50500105H**	378 423 953
Front HWS 2 Loch, Beige	1	**WH50500107H**	378 423 913
Front HWS 2 Loch, Braun	1	**WH50500109H**	378 423 993
Baukasten, Ersatzteil, Front			
- HWS 3 Loch Daten			
Front HWS 3 Loch Daten, Ultraweiss	1	**WH50500200H**	378 424 003
Front HWS 3 Loch Daten, Lichtgrau	1	**WH50500203H**	378 424 033
Front HWS 3 Loch Daten, Anthrazit	1	**WH50500204H**	378 424 043
Front HWS 3 Loch Daten, Schwarz	1	**WH50500205H**	378 424 953
Front HWS 3 Loch Daten, Beige	1	**WH50500207H**	378 424 913
Front HWS 3 Loch Daten, Braun	1	**WH50500209H**	378 424 993
Baukasten, Ersatzteil, Front			
- HWS 3 Loch SAT			
Front HWS 3 Loch SAT, Ultraweiss	1	**WH50500300H**	378 425 003
Front HWS 3 Loch SAT, Lichtgrau	1	**WH50500303H**	378 425 033
Front HWS 3 Loch SAT, Anthrazit	1	**WH50500304H**	378 425 043
Front HWS 3 Loch SAT, Schwarz	1	**WH50500305H**	378 425 953
Front HWS 3 Loch SAT, Beige	1	**WH50500307H**	378 425 913
Front HWS 3 Loch SAT, Braun	1	**WH50500309H**	378 425 993
Baukasten, Ersatzteil, Front			
- R&M mit Trägerplatte			
Front R&M, Schrägauslass, Ultraweiss	1	**WH50400200H**	-

Material:
- Thermoplast halogenfrei

Schutzart:
IP20

Lieferfarben:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

▶ Seite 596



WH72410200Z

Multimedia-Module für UKV
(Universelle Kommunikationsverkabelung)

- inklusive 1x Blinddeckel
- für 2x RJ45 Keystone Einsätze

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Multimedia-Module für 2x Keystone, Ultraweiss	1	**WH72410200Z**	866 733 003
Multimedia-Module für 2x Keystone, Lichtgrau	1	**WH72410203Z**	866 733 033
Multimedia-Module für 2x Keystone, Anthrazit	1	**WH72410204Z**	866 733 043
Multimedia-Module für 2x Keystone, Schwarz	1	**WH72410205Z**	866 733 953
Multimedia-Module für 2x Keystone, Beige	1	**WH72410207Z**	866 733 913
Multimedia-Module für 2x Keystone, Braun	1	**WH72410209Z**	866 733 993



WH72220100Z

Multimedia-Module für UKV
(Universelle Kommunikationsverkabelung)

- inklusive 1x Blinddeckel
- mit Trägerplatte
- für 2x RJ45 R&M Anschlussmodul

Multimedia-Module für R&M, Ultraweiss	1	**WH72220100Z**	866 730 003
Multimedia-Module für R&M, Lichtgrau	1	**WH72220103Z**	866 730 033
Multimedia-Module für R&M, Anthrazit	1	**WH72220104Z**	866 730 043
Multimedia-Module für R&M, Schwarz	1	**WH72220105Z**	866 730 953
Multimedia-Module für R&M, Beige	1	**WH72220107Z**	866 730 913
Multimedia-Module für R&M, Braun	1	**WH72220109Z**	866 730 993



WH76150100Z

Multimedia-Module für UKV
(Universelle Kommunikationsverkabelung)

- für Blinddeckel Tera

Multimedia-Module für Blinddeckel Tera, Ultraweiss	1	**WH76150100Z**	866 743 003
Multimedia-Module für Blinddeckel Tera, Lichtgrau	1	**WH76150103Z**	866 743 033
Multimedia-Module für Blinddeckel Tera, Anthrazit	1	**WH76150104Z**	866 743 043
Multimedia-Module für Blinddeckel Tera, Schwarz	1	**WH76150105Z**	866 743 953


WH72360500Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Multimedia-Module für LWL (Lichtwellenleiter)			
- für 2x ST			
Multimedia-Module für 2x ST, Ultraweiss	1	**WH72360500Z**	866 734 003
Multimedia-Module für 2x ST, Lichtgrau	1	**WH72360503Z**	866 734 033
Multimedia-Module für 2x ST, Anthrazit	1	**WH72360504Z**	866 734 043
Multimedia-Module für 2x ST, Schwarz	1	**WH72360505Z**	866 734 953


WH72360100Z

Multimedia-Module für LWL (Lichtwellenleiter)			
- für 2x SC			
Multimedia-Module für 2x SC, Ultraweiss	1	**WH72360100Z**	866 735 003
Multimedia-Module für 2x SC, Lichtgrau	1	**WH72360103Z**	866 735 033
Multimedia-Module für 2x SC, Anthrazit	1	**WH72360104Z**	866 735 043
Multimedia-Module für 2x SC, Schwarz	1	**WH72360105Z**	866 735 953


WH72360400Z

Multimedia-Module für LWL (Lichtwellenleiter)			
- für 1x SC Duplex			
Multimedia-Module für 1x SC Duplex, Ultraweiss	1	**WH72360400Z**	866 710 003
Multimedia-Module für 1x SC Duplex, Lichtgrau	1	**WH72360403Z**	866 710 033
Multimedia-Module für 1x SC Duplex, Anthrazit	1	**WH72360404Z**	866 710 043
Multimedia-Module für 1x SC Duplex, Schwarz	1	**WH72360405Z**	866 710 953


WH72360300Z

Multimedia-Module für LWL (Lichtwellenleiter)			
- für 2x SC Duplex			
Multimedia-Module für 2x SC Duplex, Ultraweiss	1	**WH72360300Z**	866 736 003
Multimedia-Module für 2x SC Duplex, Lichtgrau	1	**WH72360303Z**	866 736 033
Multimedia-Module für 2x SC Duplex, Anthrazit	1	**WH72360304Z**	866 736 043
Multimedia-Module für 2x SC Duplex, Schwarz	1	**WH72360305Z**	866 736 953


WH72360200Z

Multimedia-Module für LWL (Lichtwellenleiter)			
- für 2x SC, 2x LC			
Multimedia-Module für 2x SC, 2x LC, Ultraweiss	1	**WH72360200Z**	866 709 003
Multimedia-Module für 2x SC, 2x LC, Lichtgrau	1	**WH72360203Z**	866 709 033
Multimedia-Module für 2x SC, 2x LC, Anthrazit	1	**WH72360204Z**	866 709 043
Multimedia-Module für 2x SC, 2x LC, Schwarz	1	**WH72360205Z**	866 709 953



WH72361200Z

Multimedia-Module für LWL (Lichtwellenleiter)			
- für 2x E2000 simplex			
Multimedia-Module für 2x E2000 simplex, Ultraweiss	1	**WH72361200Z**	866 737 003
Multimedia-Module für 2x E2000 simplex, Lichtgrau	1	**WH72361203Z**	866 737 033
Multimedia-Module für 2x E2000 simplex, Anthrazit	1	**WH72361204Z**	866 737 043
Multimedia-Module für 2x E2000 simplex, Schwarz	1	**WH72361205Z**	866 737 953

Multimedia - Module
bestückt

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH72501100Z	**Multimedia-Module (M3) für Daten, Audio, Video** - bestückt mit Steck- und Schraubverbinder - mit 1 x F-Verbinder			
	Multimedia-Module (M3) mit 1x F-Verbinder, Ultraweiss	1	**WH72501100Z**	866 711 003
	Multimedia-Module (M3) mit 1x F-Verbinder, Lichtgrau	1	**WH72501103Z**	866 711 033
	Multimedia-Module (M3) mit 1x F-Verbinder, Anthrazit	1	**WH72501104Z**	866 711 043
	Multimedia-Module (M3) mit 1x F-Verbinder, Schwarz	1	**WH72501105Z**	866 711 953
 WH72501200Z	**Multimedia-Module (M3) für Daten, Audio, Video** - bestückt mit Steck- und Schraubverbinder - mit 2x F-Verbinder			
	Multimedia-Module (M3) mit 2x F-Verbinder, Ultraweiss	1	**WH72501200Z**	866 721 003
	Multimedia-Module (M3) mit 2x F-Verbinder, Lichtgrau	1	**WH72501203Z**	866 721 033
	Multimedia-Module (M3) mit 2x F-Verbinder, Anthrazit	1	**WH72501204Z**	866 721 043
	Multimedia-Module (M3) mit 2x F-Verbinder, Schwarz	1	**WH72501205Z**	866 721 953
 WH72531800Z	**Multimedia-Module (M3) für Daten, Audio, Video** - bestückt mit Steck- und Schraubverbinder - mit 2x Lautsprecherklemmen Rot-Schwarz			
	Multimedia-Module (M3) mit 2x Lautsprecherklemmen Rot-Schwarz, Ultraweiss	1	**WH72531800Z**	866 749 003
	Multimedia-Module (M3) mit 2x Lautsprecherklemmen Rot-Schwarz, Lichtgrau	1	**WH72531803Z**	866 749 033
	Multimedia-Module (M3) mit 2x Lautsprecherklemmen Rot-Schwarz, Anthrazit	1	**WH72531804Z**	866 749 043
	Multimedia-Module (M3) mit 2x Lautsprecherklemmen Rot-Schwarz, Schwarz	1	**WH72531805Z**	866 749 953
	Multimedia-Module (M3) mit 2x Lautsprecherklemmen Rot-Schwarz, Beige	1	**WH72531807Z**	866 749 913
	Multimedia-Module (M3) mit 2x Lautsprecherklemmen Rot-Schwarz, Braun	1	**WH72531809Z**	866 749 993
 WH72531700Z	**Multimedia-Module (M3) für Daten, Audio, Video** - bestückt mit Steck- und Schraubverbinder - mit 4x Lautsprecherklemmen Rot-Schwarz			
	Multimedia-Module (M3) mit 4x Lautsprecherklemmen Rot-Schwarz, Ultraweiss	1	**WH72531700Z**	866 739 003
	Multimedia-Module (M3) mit 4x Lautsprecherklemmen Rot-Schwarz, Lichtgrau	1	**WH72531703Z**	866 739 033
	Multimedia-Module (M3) mit 4x Lautsprecherklemmen Rot-Schwarz, Anthrazit	1	**WH72531704Z**	866 739 043
	Multimedia-Module (M3) mit 4x Lautsprecherklemmen Rot-Schwarz, Schwarz	1	**WH72531705Z**	866 739 953
	Multimedia-Module (M3) mit 4x Lautsprecherklemmen Rot-Schwarz, Beige	1	**WH72531707Z**	866 739 913
	Multimedia-Module (M3) mit 4x Lautsprecherklemmen Rot-Schwarz, Braun	1	**WH72531709Z**	866 739 993

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH72531600Z	**Multimedia-Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer** - für B&O -Modul Masterline 8009947			
	Multimedia-Module (M3) für B&O-Modul Masterline 8009947, Ultraweiss	1	**WH72531600Z**	866 718 003
	Multimedia-Module (M3) für B&O-Modul Masterline 8009947, Lichtgrau	1	**WH72531603Z**	866 718 033
	Multimedia-Module (M3) für B&O-Modul Masterline 8009947, Anthrazit	1	**WH72531604Z**	866 718 043
	Multimedia-Module (M3) für B&O-Modul Masterline 8009947, Schwarz	1	**WH72531605Z**	866 718 953
 WH72501300Z	**Multimedia-Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer** - für 1x F-Verbinder/Klinke 6.35 mm Ø 9.6 mm			
	Multimedia-Module (M3) für 1x F-Verbinder/Klinke 6.35 mm Ø 9.6 mm, Ultraweiss	1	**WH72501300Z**	866 714 003
	Multimedia-Module (M3) für 1x F-Verbinder/Klinke 6.35 mm Ø 9.6 mm, Lichtgrau	1	**WH72501303Z**	866 714 033
	Multimedia-Module (M3) für 1x F-Verbinder/Klinke 6.35 mm Ø 9.6 mm, Anthrazit	1	**WH72501304Z**	866 714 043
	Multimedia-Module (M3) für 1x F-Verbinder/Klinke 6.35 mm Ø 9.6 mm, Schwarz	1	**WH72501305Z**	866 714 953
 WH72501400Z	**Multimedia-Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer** - für 2x F-Verbinder/Klinke 6.35 mm Ø 9.6 mm			
	Multimedia-Module (M3) für 2x F-Verbinder/Klinke 6.35 mm Ø 9.6 mm, Ultraweiss	1	**WH72501400Z**	866 724 003
	Multimedia-Module (M3) für 2x F-Verbinder/Klinke 6.35 mm Ø 9.6 mm, Lichtgrau	1	**WH72501403Z**	866 724 033
	Multimedia-Module (M3) für 2x F-Verbinder/Klinke 6.35 mm Ø 9.6 mm, Anthrazit	1	**WH72501404Z**	866 724 043
	Multimedia-Module (M3) für 2x F-Verbinder/Klinke 6.35 mm Ø 9.6 mm, Schwarz	1	**WH72501405Z**	866 724 953
 WH72520100Z	**Multimedia-Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer** - für XLR Chassisstecker Neutrik Serie P Ø 19.0 mm			
	Multimedia-Module (M3) für XLR Chassisstecker Neutrik Serie P Ø 19.0 mm, Ultraweiss	1	**WH72520100Z**	866 719 003
	Multimedia-Module (M3) für XLR Chassisstecker Neutrik Serie P Ø 19.0 mm, Lichtgrau	1	**WH72520103Z**	866 719 033
	Multimedia-Module (M3) für XLR Chassisstecker Neutrik Serie P Ø 19.0 mm, Anthrazit	1	**WH72520104Z**	866 719 043
	Multimedia-Module (M3) für XLR Chassisstecker Neutrik Serie P Ø 19.0 mm, Schwarz	1	**WH72520105Z**	866 719 953
 WH72121000Z	**Multimedia-Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer** - blind			
	Multimedia-Module (M3) blind, Ultraweiss	1	**WH72121000Z**	957 722 003
	Multimedia-Module (M3) blind, Lichtgrau	1	**WH72121003Z**	957 722 033
	Multimedia-Module (M3) blind, Anthrazit	1	**WH72121004Z**	957 722 043
	Multimedia-Module (M3) blind, Schwarz	1	**WH72121005Z**	957 722 953



WH72530300Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Multimedia-Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer			
- für 2x Lautsprecherklemmen Ø 6,4 mm			
Multimedia-Module (M3) für 2x Lautsprecherklemmen Ø 6,4 mm, Ultraweiss	1	**WH72530300Z**	866 720 003
Multimedia-Module (M3) für 2x Lautsprecherklemmen Ø 6,4 mm, Lichtgrau	1	**WH72530303Z**	866 720 033
Multimedia-Module (M3) für 2x Lautsprecherklemmen Ø 6,4 mm, Anthrazit	1	**WH72530304Z**	866 720 043
Multimedia-Module (M3) für 2x Lautsprecherklemmen Ø 6,4 mm, Schwarz	1	**WH72530305Z**	866 720 953



WH72510100Z

Multimedia-Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer			
- für D-Sub 9-polig (15-polig)			
Multimedia-Module (M3) für D-Sub 9-polig (15-polig), Ultraweiss	1	**WH72510100Z**	866 715 003
Multimedia-Module (M3) für D-Sub 9-polig (15-polig), Lichtgrau	1	**WH72510103Z**	866 715 033
Multimedia-Module (M3) für D-Sub 9-polig (15-polig), Anthrazit	1	**WH72510104Z**	866 715 043
Multimedia-Module (M3) für D-Sub 9-polig (15-polig), Schwarz	1	**WH72510105Z**	866 715 953



WH72510200Z

Multimedia-Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer			
- für D-Sub 15-polig			
Multimedia-Module (M3) für D-Sub 15-polig, Ultraweiss	1	**WH72510200Z**	866 716 003
Multimedia-Module (M3) für D-Sub 15-polig, Lichtgrau	1	**WH72510203Z**	866 716 033
Multimedia-Module (M3) für D-Sub 15-polig, Anthrazit	1	**WH72510204Z**	866 716 043
Multimedia-Module (M3) für D-Sub 15-polig, Schwarz	1	**WH72510205Z**	866 716 953



WH72540100Z

Multimedia-Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer			
- für 1x BNC Ø 12.7 mm			
Multimedia-Module (M3) für 1x BNC Ø 12.7 mm, Ultraweiss	1	**WH72540100Z**	866 717 003
Multimedia-Module (M3) für 1x BNC Ø 12.7 mm, Lichtgrau	1	**WH72540103Z**	866 717 033
Multimedia-Module (M3) für 1x BNC Ø 12.7 mm, Anthrazit	1	**WH72540104Z**	866 717 043
Multimedia-Module (M3) für 1x BNC Ø 12.7 mm, Schwarz	1	**WH72540105Z**	866 717 953



WH72530400Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Multimedia-Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer			
- für 2x Cinchbuchsen Ø 8,0 mm			
Multimedia-Module (M3) für 2x Cinchbuchsen Ø 8,0 mm, Ultraweiss	1	**WH72530400Z**	866 738 003
Multimedia-Module (M3) für 2x Cinchbuchsen Ø 8,0 mm, Lichtgrau	1	**WH72530403Z**	866 738 033
Multimedia-Module (M3) für 2x Cinchbuchsen Ø 8,0 mm, Anthrazit	1	**WH72530404Z**	866 738 043
Multimedia-Module (M3) für 2x Cinchbuchsen Ø 8,0 mm, Schwarz	1	**WH72530405Z**	866 738 953

kallysto
Montageset, Lautsprecher-Steckdose

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

- keine spezielle Befestigungsplatte nötig, kann in eine Standard-Befestigungsplatte montiert werden

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung
Einbautiefe 32 mm

	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Montageset XLR Neutrik Serie D einfach keine spezielle Befestigungsplatte nötig, kann in eine Standard-Befestigungsplatte montiert werden		**WH55520100C**	958 202 008	**WH56520100C**	958 202 208	**WH57520100C**	958 202 408
		WH55520103C	958 202 038	**WH56520103C**	958 202 238	**WH57520103C**	958 202 438
		WH55520104C	958 202 048	**WH56520104C**	958 202 248	**WH57520104C**	958 202 448
		WH55520105C	958 202 058	**WH56520105C**	958 202 258	**WH57520105C**	958 202 458
Montageset XLR Neutrik Serie D zweifach keine spezielle Befestigungsplatte nötig, kann in eine Standard-Befestigungsplatte montiert werden		**WH55520200C**	958 203 008	**WH56520100C**	958 202 208	**WH57520100C**	958 202 408
		WH55520203C	958 203 038	**WH56520103C**	958 202 238	**WH57520103C**	958 202 438
		WH55520204C	958 203 048	**WH56520104C**	958 202 248	**WH57520104C**	958 202 448
		WH55520205C	958 203 058	**WH56520105C**	958 202 258	**WH57520105C**	958 202 458
Lautsprecher-Steckdose einfach für Kabelquerschnitt bis 6 mm², mit je 1x rotem und 1x schwarzem Druckhebel und Bezeichnungsschild 42x9 mm Einbautiefe 24 mm		**WH55531800C**	935 218 008	**WH56531800C**	935 218 208	**WH57531800C**	935 218 408
		WH55531803C	935 218 038	**WH56531803C**	935 218 238	**WH57531803C**	935 218 438
		WH55531804C	935 218 048	**WH56531804C**	935 218 248	**WH57531804C**	935 218 448
		WH55531805C	935 218 058	**WH56531805C**	935 218 258	**WH57531805C**	935 218 458
Lautsprecher-Steckdose zweifach für Kabelquerschnitt bis 6 mm², mit je 1x rotem und 1x schwarzem Druckhebel und Bezeichnungsschild 42x9 mm Einbautiefe 24 mm		**WH55531700C**	935 219 008	**WH56531700C**	935 219 208	**WH57531700C**	935 219 408
		WH55531703C	935 219 038	**WH56531703C**	935 219 238	**WH57531703C**	935 219 438
		WH55531704C	935 219 048	**WH56531704C**	935 219 248	**WH57531704C**	935 219 448
		WH55531705C	935 219 058	**WH56531705C**	935 219 258	**WH57531705C**	935 219 458

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Zusätzliche Abdeckplattenfarben ▶ Seite 248
kallysto.art ▶ Seite 270

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH50520100A	958 602 003	**WH50520100B**	958 702 003	**WH53520100Q**	958 003 003
WH50520103A	958 602 033	**WH50520103B**	958 702 033	**WH53520103Q**	958 003 033
WH50520104A	958 602 043	**WH50520104B**	958 702 043	**WH53520104Q**	958 003 043
WH50520105A	958 602 953	**WH50520105B**	958 702 953	**WH53520105Q**	958 003 953
WH50520200A	958 603 003	**WH50520200B**	958 703 003	**WH53520200Q**	958 004 003
WH50520203A	958 603 033	**WH50520203B**	958 703 033	**WH53520203Q**	958 004 033
WH50520204A	958 603 043	**WH50520204B**	958 703 043	**WH53520204Q**	958 004 043
WH50520205A	958 603 953	**WH50520205B**	958 703 953	**WH53520205Q**	958 004 953
WH50531800A	935 418 003	**WH50531800B**	935 718 003	**WH53531800Q**	935 016 003
WH50531803A	935 418 033	**WH50531803B**	935 718 033	**WH53531803Q**	935 016 033
WH50531804A	935 418 043	**WH50531804B**	935 718 043	**WH53531804Q**	935 016 043
WH50531805A	935 418 953	**WH50531805B**	935 718 953	**WH53531805Q**	935 016 953
WH50531700A	935 419 003	**WH50531700B**	935 719 003	**WH53531700Q**	935 017 003
WH50531703A	935 419 033	**WH50531703B**	935 719 033	**WH53531703Q**	935 017 033
WH50531704A	935 419 043	**WH50531704B**	935 719 043	**WH53531704Q**	935 017 043
WH50531705A	935 419 953	**WH50531705B**	935 719 953	**WH53531705Q**	935 017 953

Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normes:
geprüft und fertigungsüberwacht



kallysto.line
komplett 92 x 92 mm



kallysto.trend
komplett 94 x 94 mm



kallysto.pro
komplett 94 x 94 mm

Bezeichnung		Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
HDMI Durchgangsdose Einbautiefe 19 mm			**WH55540200C**	866 160 008	**WH56540200C**	866 160 208	**WH57540200C**	866 160 408
HDMI mit Schraubanschluss Einbautiefe 24 mm			**WH55540300C**	866 170 008	**WH56540300C**	866 170 208	**WH57540300C**	866 170 408
Jack connector 3.5 mm Einbautiefe 25 mm			**WH55510300C**	866 110 008	**WH56510300C**	866 110 208	**WH57510300C**	866 110 408

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 245

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: ☐ 00
Farbe ähnlich RAL-Ton.

▶ Seite 596




Unterputz
für Kombination 60 x 60 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH50540200A	866 166 003
WH50540300A	866 176 003
WH50510300A	866 116 003



Unterputz
Einsatz mit Front 77 x 77 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH50540200B	866 163 003
WH50540300B	866 173 003
WH50510300B	866 113 003



WH20990200H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Erdsteckdose mit 3 Verbinder
- 60x60 mm

Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Front zu Woertz-Erdsteckdose, Ultraweiss	1	**WH20990200H**	377 015 003
Front zu Woertz-Erdsteckdose, Lichtgrau	1	**WH20990203H**	377 015 033
Front zu Woertz-Erdsteckdose, Anthrazit	1	**WH20990204H**	377 015 043
Front zu Woertz-Erdsteckdose, Schwarz	1	**WH20990205H**	377 015 953
Front zu Woertz-Erdsteckdose, Beige	1	**WH20990207H**	377 015 913
Front zu Woertz-Erdsteckdose, Braun	1	**WH20990209H**	377 015 993


- 2-Punktbefestigung für Standard Apparate mit 52mm Achsabstand
- 3-Punktbefestigung für Dreifachsteckdosen

▶ Seite 596



WH10952182Z

WH10950182Z



WH10952682Z

WH10952282Z


WH10950282Z



WH10950382Z WH10952382Z




WH10954482Z WH10955482Z



WH10950882Z WH10951782Z



WH10951682Z



WH10952482Z

WH10950482Z



WH10950582Z




WH10952582Z




WH10954382Z



WH10954682Z



WH10955582Z



WH10955682Z

UP-Befestigungsplatten 77 x 77 mm

UP-Befestigungsplatten Standard 1 x 52 mm	1	**WH10950182Z**	376 163 003
UP-Befestigungsplatten 3-Punkt	1	**WH10952182Z**	376 155 003

UP-Befestigungsplatten 137 x 77 mm

UP-Befestigungsplatten 2 x 52 mm	1	**WH10950282Z**	376 223 003
UP-Befestigungsplatten 1 x 52 mm & 3-Punkt	1	**WH10952282Z**	376 235 003
UP-Befestigungsplatten 2 x 3-Punkt	1	**WH10952682Z**	376 281 003

UP-Befestigungsplatten 77 x 137 mm

UP-Befestigungsplatten 2 x 52 mm	1	**WH10950382Z**	376 223 103
UP-Befestigungsplatten 1 x 52 mm & 3-Punkt	1	**WH10952382Z**	376 223 203
UP-Befestigungsplatten 2 x 3-Punkt	1	**WH10954482Z**	376 223 403
UP-Befestigungsplatte 3-Punkt & 2x 52mm	1	**WH10955482Z**	376 223 502

UP-Befestigungsplatten 137 x 137 mm

UP-Befestigungsplatten 2 x 52 mm	1	**WH10950882Z**	376 601 003
UP-Befestigungsplatten 3 x 52 mm & 3-Punkt	1	**WH10951782Z**	376 601 103
UP-Befestigungsplatten 2 x 52 mm & 2 x 3-Punkt	1	**WH10951682Z**	376 601 203

UP-Befestigungsplatten 197 x 77 mm


UP-Befestigungsplatten 3 x 52 mm	1	**WH10950482Z**	376 301 003
UP-Befestigungsplatten 2 x 52 mm & 3-Punkt	1	**WH10952482Z**	376 319 003


UP-Befestigungsplatten 77 x 197 mm

UP-Befestigungsplatten 3 x 52 mm	1	**WH10950582Z**	376 301 103
UP-Befestigungsplatten 2 x 52 mm & 3-Punkt	1	**WH10952582Z**	376 223 303
UP-Befestigungsplatten 3-Punkt & 52 mm & 3-Punkt	1	**WH10954382Z**	376 337 003
UP-Befestigungsplatten 3-Punkt & 2 x 52 mm	1	**WH10954682Z**	376 223 803
UP-Befestigungsplatte 52mm & 3-Punkt & 52mm	1	**WH10955582Z**	376 223 703
UP-Befestigungsplatte 2x 3-Punkt & 52 mm	1	**WH10955682Z**	376 223 603


UP-Befestigungsplatten


WH10950982Z



WH10957982Z


WH10952082Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
UP-Befestigungsplatten 197 x 137 mm			
UP-Befestigungsplatten 6 x 52 mm	1	**WH10950982Z**	376 621 003
UP-Befestigungsplatten 5 x 52 mm & 3-Punkt	1	**WH10957982Z**	376 621 303
UP-Befestigungsplatten 4 x 52 mm & 2 x 3-Punkt	1	**WH10952082Z**	376 621 203



WH10951082Z

UP-Befestigungsplatten 137 x 197 mm			
UP-Befestigungsplatten 6 x 52 mm	1	**WH10951082Z**	376 621 103
UP-Befestigungsplatte 4 x 52 mm / 3-Punkt / 52 mm	1	**WH10955782Z**	376 661 203


WH10951382Z

UP-Befestigungsplatten 197 x 197 mm			
UP-Befestigungsplatten 9 x 52 mm	1	**WH10951382Z**	376 661 003
UP-Befestigungsplatte 7 x 52 mm / 3-Punkt / 52 mm	1	**WH10955882Z**	376 661 103


WH10950682Z


WH10952782Z



UP-Befestigungsplatten 257 x 77 mm			
UP-Befestigungsplatten 4 x 52 mm	1	**WH10950682Z**	376 331 003
UP-Befestigungsplatten 3 x 52 mm & 3-Punkt	1	**WH10952782Z**	376 338 003


WH10950782Z


WH10950782Z


WH10953082Z

UP-Befestigungsplatten 77 x 257 mm			
UP-Befestigungsplatten Standard 4 x 52 mm	1	**WH10950782Z**	376 331 103
UP-Befestigungsplatten 3 x 52 mm & 3-Punkt	1	**WH10952882Z**	376 437 003
UP-Befestigungsplatten 2 x 52 mm & 2 x 3-Punkt	1	**WH10953082Z**	376 437 203

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH10951182Z	**UP-Befestigungsplatten 257 x 137 mm**			
	UP-Befestigungsplatten 8 x 52 mm	1	**WH10951182Z**	376 641 003
 WH10951282Z	**UP-Befestigungsplatten 137 x 257 mm**			
	UP-Befestigungsplatten 8 x 52 mm	1	**WH10951282Z**	376 641 103
 WH10951482Z	**UP-Befestigungsplatten 257 x 197 mm**			
	UP-Befestigungsplatten 12 x 52 mm	1	**WH10951482Z**	376 721 003
 WH10951582Z	**UP-Befestigungsplatten 197 x 257 mm**			
	UP-Befestigungsplatten 12 x 52 mm	1	**WH10951582Z**	376 721 103
 WH40950382Z	**Zwischenring** - 2-Punkt Befestigung für 2x M3 - Aluminium, mit Schrauben, Ø 61 mm			
	Zwischenring	1	**WH40950382Z**	378 990 003
 WH399600Z	**Staubschutz-Kleber** - Dispenser à 300 Stk			
	Staubschutz-Kleber	1	**WH399600Z**	377 999 903


WH25920200Z

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Abdeckplatten kallysto.line, Ultraweiss				
Abdeckplatte Gr. 1, Ultraweiss	92x92 mm	1	**WH25920200Z**	334 911 008
Abdeckplatte Gr. 2x1, Ultraweiss	152x92 mm	1	**WH25930300Z**	334 912 008
Abdeckplatte Gr. 1x2, Ultraweiss	92x152 mm	1	**WH25930400Z**	334 921 008
Abdeckplatte Gr. 2x2, Ultraweiss	152x152 mm	1	**WH25931100Z**	334 920 008
Abdeckplatte Gr. 3x1, Ultraweiss	212x92 mm	1	**WH25930600Z**	334 913 008
Abdeckplatte Gr. 1x3, Ultraweiss	92x212 mm	1	**WH25930700Z**	334 931 008
Abdeckplatte Gr. 3x2, Ultraweiss	212x152 mm	1	**WH25941100Z**	334 932 008
Abdeckplatte Gr. 2x3, Ultraweiss	152x212 mm	1	**WH25941600Z**	334 923 008
Abdeckplatte Gr. 3x3, Ultraweiss	212x212 mm	1	**WH25941500Z**	334 933 008
Abdeckplatte Gr. 4x1, Ultraweiss	272x92 mm	1	**WH25930900Z**	334 914 008
Abdeckplatte Gr. 1x4, Ultraweiss	92x272 mm	1	**WH25931000Z**	334 941 008
Abdeckplatte Gr. 4x2, Ultraweiss	272x152 mm	1	**WH25941200Z**	334 942 008
Abdeckplatte Gr. 2x4, Ultraweiss	152x272 mm	1	**WH25941300Z**	334 924 008
Abdeckplatte Gr. 4x3, Ultraweiss	272x212 mm	1	**WH25941700Z**	334 943 008
Abdeckplatte Gr. 3x4, Ultraweiss	212x272 mm	1	**WH25941800Z**	334 934 008


WH25920203Z


Abdeckplatten kallysto.line, Lichtgrau				
Abdeckplatte Gr. 1, Lichtgrau	92x92 mm	1	**WH25920203Z**	334 911 038
Abdeckplatte Gr. 2x1, Lichtgrau	152x92 mm	1	**WH25930303Z**	334 912 038
Abdeckplatte Gr. 1x2, Lichtgrau	92x152 mm	1	**WH25930403Z**	334 921 038
Abdeckplatte Gr. 2x2, Lichtgrau	152x152 mm	1	**WH25931103Z**	334 920 038
Abdeckplatte Gr. 3x1, Lichtgrau	212x92 mm	1	**WH25930603Z**	334 913 038
Abdeckplatte Gr. 1x3, Lichtgrau	92x212 mm	1	**WH25930703Z**	334 931 038
Abdeckplatte Gr. 3x2, Lichtgrau	212x152 mm	1	**WH25941103Z**	334 932 038
Abdeckplatte Gr. 2x3, Lichtgrau	152x212 mm	1	**WH25941603Z**	334 923 038
Abdeckplatte Gr. 3x3, Lichtgrau	212x212 mm	1	**WH25941503Z**	334 933 038
Abdeckplatte Gr. 4x1, Lichtgrau	272x92 mm	1	**WH25930903Z**	334 914 038
Abdeckplatte Gr. 1x4, Lichtgrau	92x272 mm	1	**WH25931003Z**	334 941 038
Abdeckplatte Gr. 4x2, Lichtgrau	272x152 mm	1	**WH25941203Z**	334 942 038
Abdeckplatte Gr. 2x4, Lichtgrau	152x272 mm	1	**WH25941303Z**	334 924 038
Abdeckplatte Gr. 4x3, Lichtgrau	272x212 mm	1	**WH25941703Z**	334 943 038
Abdeckplatte Gr. 3x4, Lichtgrau	212x272 mm	1	**WH25941803Z**	334 934 038


WH25920204Z


Abdeckplatten kallysto.line, Anthrazit				
Abdeckplatte Gr. 1, Anthrazit	92x92 mm	1	**WH25920204Z**	334 911 048
Abdeckplatte Gr. 2x1, Anthrazit	152x92 mm	1	**WH25930304Z**	334 912 048
Abdeckplatte Gr. 1x2, Anthrazit	92x152 mm	1	**WH25930404Z**	334 921 048
Abdeckplatte Gr. 2x2, Anthrazit	152x152 mm	1	**WH25931104Z**	334 920 048
Abdeckplatte Gr. 3x1, Anthrazit	212x92 mm	1	**WH25930604Z**	334 913 048
Abdeckplatte Gr. 1x3, Anthrazit	92x212 mm	1	**WH25930704Z**	334 931 048
Abdeckplatte Gr. 3x2, Anthrazit	212x152 mm	1	**WH25941104Z**	334 932 048
Abdeckplatte Gr. 2x3, Anthrazit	152x212 mm	1	**WH25941604Z**	334 923 048
Abdeckplatte Gr. 3x3, Anthrazit	212x212 mm	1	**WH25941504Z**	334 933 048
Abdeckplatte Gr. 4x1, Anthrazit	272x92 mm	1	**WH25930904Z**	334 914 048
Abdeckplatte Gr. 1x4, Anthrazit	92x272 mm	1	**WH25931004Z**	334 941 048
Abdeckplatte Gr. 4x2, Anthrazit	272x152 mm	1	**WH25941204Z**	334 942 048
Abdeckplatte Gr. 2x4, Anthrazit	152x272 mm	1	**WH25941304Z**	334 924 048
Abdeckplatte Gr. 4x3, Anthrazit	272x212 mm	1	**WH25941704Z**	334 943 048
Abdeckplatte Gr. 3x4, Anthrazit	212x272 mm	1	**WH25941804Z**	334 934 048


WH25920205Z


WH25920207Z


WH25920209Z

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Abdeckplatten kallysto.line, Schwarz				
Abdeckplatte Gr. 1, Schwarz	92x92 mm	1	**WH25920205Z**	334 911 058
Abdeckplatte Gr. 2x1, Schwarz	152x92 mm	1	**WH25930305Z**	334 912 058
Abdeckplatte Gr. 1x2, Schwarz	92x152 mm	1	**WH25930405Z**	334 921 058
Abdeckplatte Gr. 2x2, Schwarz	152x152 mm	1	**WH25931105Z**	334 920 058
Abdeckplatte Gr. 3x1, Schwarz	212x92 mm	1	**WH25930605Z**	334 913 058
Abdeckplatte Gr. 1x3, Schwarz	92x212 mm	1	**WH25930705Z**	334 931 058
Abdeckplatte Gr. 3x2, Schwarz	212x152 mm	1	**WH25941105Z**	334 932 058
Abdeckplatte Gr. 2x3, Schwarz	152x212 mm	1	**WH25941605Z**	334 923 058
Abdeckplatte Gr. 3x3, Schwarz	212x212 mm	1	**WH25941505Z**	334 933 058
Abdeckplatte Gr. 4x1, Schwarz	272x92 mm	1	**WH25930905Z**	334 914 058
Abdeckplatte Gr. 1x4, Schwarz	92x272 mm	1	**WH25931005Z**	334 941 058
Abdeckplatte Gr. 4x2, Schwarz	272x152 mm	1	**WH25941205Z**	334 942 058
Abdeckplatte Gr. 2x4, Schwarz	152x272 mm	1	**WH25941305Z**	334 924 058
Abdeckplatte Gr. 4x3, Schwarz	272x212 mm	1	**WH25941705Z**	334 943 058
Abdeckplatte Gr. 3x4, Schwarz	212x272 mm	1	**WH25941805Z**	334 934 058
Abdeckplatten kallysto.line, Beige				
Abdeckplatte Gr. 1, Beige	92x92 mm	1	**WH25920207Z**	334 911 018
Abdeckplatte Gr. 2x1, Beige	152x92 mm	1	**WH25930307Z**	334 912 018
Abdeckplatte Gr. 1x2, Beige	92x152 mm	1	**WH25930407Z**	334 921 018
Abdeckplatte Gr. 2x2, Beige	152x152 mm	1	**WH25931107Z**	334 920 018
Abdeckplatte Gr. 3x1, Beige	212x92 mm	1	**WH25930607Z**	334 913 018
Abdeckplatte Gr. 1x3, Beige	92x212 mm	1	**WH25930707Z**	334 931 018
Abdeckplatte Gr. 3x2, Beige	212x152 mm	1	**WH25941107Z**	334 932 018
Abdeckplatte Gr. 2x3, Beige	152x212 mm	1	**WH25941607Z**	334 923 018
Abdeckplatte Gr. 3x3, Beige	212x212 mm	1	**WH25941507Z**	334 933 018
Abdeckplatte Gr. 4x1, Beige	272x92 mm	1	**WH25930907Z**	334 914 018
Abdeckplatte Gr. 1x4, Beige	92x272 mm	1	**WH25931007Z**	334 941 018
Abdeckplatte Gr. 4x2, Beige	272x152 mm	1	**WH25941207Z**	334 942 018
Abdeckplatte Gr. 2x4, Beige	152x272 mm	1	**WH25941307Z**	334 924 018
Abdeckplatte Gr. 4x3, Beige	272x212 mm	1	**WH25941707Z**	334 943 018
Abdeckplatte Gr. 3x4, Beige	212x272 mm	1	**WH25941807Z**	334 934 018
Abdeckplatten kallysto.line, Braun				
Abdeckplatte Gr. 1, Braun	92x92 mm	1	**WH25920209Z**	334 911 098
Abdeckplatte Gr. 2x1, Braun	152x92 mm	1	**WH25930309Z**	334 912 098
Abdeckplatte Gr. 1x2, Braun	92x152 mm	1	**WH25930409Z**	334 921 098
Abdeckplatte Gr. 2x2, Braun	152x152 mm	1	**WH25931109Z**	334 920 098
Abdeckplatte Gr. 3x1, Braun	212x92 mm	1	**WH25930609Z**	334 913 098
Abdeckplatte Gr. 1x3, Braun	92x212 mm	1	**WH25930709Z**	334 931 098
Abdeckplatte Gr. 3x2, Braun	212x152 mm	1	**WH25941109Z**	334 932 098
Abdeckplatte Gr. 2x3, Braun	152x212 mm	1	**WH25941609Z**	334 923 098
Abdeckplatte Gr. 3x3, Braun	212x212 mm	1	**WH25941509Z**	334 933 098
Abdeckplatte Gr. 4x1, Braun	272x92 mm	1	**WH25930909Z**	334 914 098
Abdeckplatte Gr. 1x4, Braun	92x272 mm	1	**WH25931009Z**	334 941 098
Abdeckplatte Gr. 4x2, Braun	272x152 mm	1	**WH25941209Z**	334 942 098
Abdeckplatte Gr. 2x4, Braun	152x272 mm	1	**WH25941309Z**	334 924 098
Abdeckplatte Gr. 4x3, Braun	272x212 mm	1	**WH25941709Z**	334 943 098
Abdeckplatte Gr. 3x4, Braun	212x272 mm	1	**WH25941809Z**	334 934 098



WH25920206Z

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Abdeckplatten kallysto.line, Orange				
Abdeckplatte Gr. 1, Orange	92x92 mm	1	**WH25920206Z**	334 911 068


WH26920200Z

Bezeichnung	Grösse	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Abdeckplatten kallysto.trend, Ultraweiss				
Abdeckplatte Gr. 1, Ultraweiss	94x94 mm	1	**WH26920200Z**	334 911 208
Abdeckplatte Gr. 2x1, Ultraweiss	154x94 mm	1	**WH26930300Z**	334 912 208
Abdeckplatte Gr. 1x2, Ultraweiss	94x154 mm	1	**WH26930300Z**	334 912 208
Abdeckplatte Gr. 2x2, Ultraweiss	154x154 mm	1	**WH26931100Z**	334 920 208
Abdeckplatte Gr. 3x1, Ultraweiss	214x94 mm	1	**WH26930600Z**	334 913 208
Abdeckplatte Gr. 1x3, Ultraweiss	94x214 mm	1	**WH26930600Z**	334 913 208
Abdeckplatte Gr. 3x2, Ultraweiss	214x154 mm	1	**WH26941100Z**	334 932 208
Abdeckplatte Gr. 2x3, Ultraweiss	154x214 mm	1	**WH26941100Z**	334 932 208
Abdeckplatte Gr. 3x3, Ultraweiss	214x214 mm	1	**WH26941500Z**	334 933 208
Abdeckplatte Gr. 4x1, Ultraweiss	274x94 mm	1	**WH26930900Z**	334 914 208
Abdeckplatte Gr. 1x4, Ultraweiss	94x274 mm	1	**WH26930900Z**	334 914 208
Abdeckplatte Gr. 4x2, Ultraweiss	274x154 mm	1	**WH26941200Z**	334 942 208
Abdeckplatte Gr. 2x4, Ultraweiss	154x274 mm	1	**WH26941200Z**	334 942 208
Abdeckplatte Gr. 4x3, Ultraweiss	274x214 mm	1	**WH26941700Z**	334 943 208
Abdeckplatte Gr. 3x4, Ultraweiss	214x274 mm	1	**WH26941700Z**	334 943 208


WH26920203Z

Abdeckplatten kallysto.trend, Lichtgrau				
Abdeckplatte Gr. 1, Lichtgrau	94x94 mm	1	**WH26920203Z**	334 911 238
Abdeckplatte Gr. 2x1, Lichtgrau	154x94 mm	1	**WH26930303Z**	334 912 238
Abdeckplatte Gr. 1x2, Lichtgrau	94x154 mm	1	**WH26930303Z**	334 912 238
Abdeckplatte Gr. 2x2, Lichtgrau	154x154 mm	1	**WH26931103Z**	334 920 238
Abdeckplatte Gr. 3x1, Lichtgrau	214x94 mm	1	**WH26930603Z**	334 913 238
Abdeckplatte Gr. 1x3, Lichtgrau	94x214 mm	1	**WH26930603Z**	334 913 238
Abdeckplatte Gr. 3x2, Lichtgrau	214x154 mm	1	**WH26941103Z**	334 932 238
Abdeckplatte Gr. 2x3, Lichtgrau	154x214 mm	1	**WH26941103Z**	334 932 238
Abdeckplatte Gr. 3x3, Lichtgrau	214x214 mm	1	**WH26941503Z**	334 933 238
Abdeckplatte Gr. 4x1, Lichtgrau	274x94 mm	1	**WH26930903Z**	334 914 238
Abdeckplatte Gr. 1x4, Lichtgrau	94x274 mm	1	**WH26930903Z**	334 914 238
Abdeckplatte Gr. 4x2, Lichtgrau	274x154 mm	1	**WH26941203Z**	334 942 238
Abdeckplatte Gr. 2x4, Lichtgrau	154x274 mm	1	**WH26941203Z**	334 942 238
Abdeckplatte Gr. 4x3, Lichtgrau	274x214 mm	1	**WH26941703Z**	334 943 238
Abdeckplatte Gr. 3x4, Lichtgrau	214x274 mm	1	**WH26941703Z**	334 943 238


WH26920204Z

Abdeckplatten kallysto.trend, Anthrazit				
Abdeckplatte Gr. 1, Anthrazit	94x94 mm	1	**WH26920204Z**	334 911 248
Abdeckplatte Gr. 2x1, Anthrazit	154x94 mm	1	**WH26930304Z**	334 912 248
Abdeckplatte Gr. 1x2, Anthrazit	94x154 mm	1	**WH26930304Z**	334 912 248
Abdeckplatte Gr. 2x2, Anthrazit	154x154 mm	1	**WH26931104Z**	334 920 248
Abdeckplatte Gr. 3x1, Anthrazit	214x94 mm	1	**WH26930604Z**	334 913 248
Abdeckplatte Gr. 1x3, Anthrazit	94x214 mm	1	**WH26930604Z**	334 913 248
Abdeckplatte Gr. 3x2, Anthrazit	214x154 mm	1	**WH26941104Z**	334 932 248
Abdeckplatte Gr. 2x3, Anthrazit	154x214 mm	1	**WH26941104Z**	334 932 248
Abdeckplatte Gr. 3x3, Anthrazit	214x214 mm	1	**WH26941504Z**	334 933 248
Abdeckplatte Gr. 4x1, Anthrazit	274x94 mm	1	**WH26930904Z**	334 914 248
Abdeckplatte Gr. 1x4, Anthrazit	94x274 mm	1	**WH26930904Z**	334 914 248
Abdeckplatte Gr. 4x2, Anthrazit	274x154 mm	1	**WH26941204Z**	334 942 248
Abdeckplatte Gr. 2x4, Anthrazit	154x274 mm	1	**WH26941204Z**	334 942 248
Abdeckplatte Gr. 4x3, Anthrazit	274x214 mm	1	**WH26941704Z**	334 943 248
Abdeckplatte Gr. 3x4, Anthrazit	214x274 mm	1	**WH26941704Z**	334 943 248


WH26920205Z

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Abdeckplatten kallysto.trend, Schwarz				
Abdeckplatte Gr. 1, Schwarz	94x94 mm	1	**WH26920205Z**	334 911 258
Abdeckplatte Gr. 2x1, Schwarz	154x94 mm	1	**WH26930305Z**	334 912 258
Abdeckplatte Gr. 1x2, Schwarz	94x154 mm	1	**WH26930305Z**	334 912 258
Abdeckplatte Gr. 2x2, Schwarz	154x154 mm	1	**WH26931105Z**	334 920 258
Abdeckplatte Gr. 3x1, Schwarz	214x94 mm	1	**WH26930605Z**	334 913 258
Abdeckplatte Gr. 1x3, Schwarz	94x214 mm	1	**WH26930605Z**	334 913 258
Abdeckplatte Gr. 3x2, Schwarz	214x154 mm	1	**WH26941105Z**	334 932 258
Abdeckplatte Gr. 2x3, Schwarz	154x214 mm	1	**WH26941105Z**	334 932 258
Abdeckplatte Gr. 3x3, Schwarz	214x214 mm	1	**WH26941505Z**	334 933 258
Abdeckplatte Gr. 4x1, Schwarz	274x94 mm	1	**WH26930905Z**	334 914 258
Abdeckplatte Gr. 1x4, Schwarz	94x274 mm	1	**WH26930905Z**	334 914 258
Abdeckplatte Gr. 4x2, Schwarz	274x154 mm	1	**WH26941205Z**	334 942 258
Abdeckplatte Gr. 2x4, Schwarz	154x274 mm	1	**WH26941205Z**	334 942 258
Abdeckplatte Gr. 4x3, Schwarz	274x214 mm	1	**WH26941705Z**	334 943 258
Abdeckplatte Gr. 3x4, Schwarz	214x274 mm	1	**WH26941705Z**	334 943 258


WH26920207Z

Abdeckplatten kallysto.trend, Beige				
Abdeckplatte Gr. 1, Beige	94x94 mm	1	**WH26920207Z**	334 911 218
Abdeckplatte Gr. 2x1, Beige	154x94 mm	1	**WH26930307Z**	334 912 218
Abdeckplatte Gr. 1x2, Beige	94x154 mm	1	**WH26930307Z**	334 912 218
Abdeckplatte Gr. 2x2, Beige	154x154 mm	1	**WH26931107Z**	334 920 218
Abdeckplatte Gr. 3x1, Beige	214x94 mm	1	**WH26930607Z**	334 913 218
Abdeckplatte Gr. 1x3, Beige	94x214 mm	1	**WH26930607Z**	334 913 218
Abdeckplatte Gr. 3x2, Beige	214x154 mm	1	**WH26941107Z**	334 932 218
Abdeckplatte Gr. 2x3, Beige	154x214 mm	1	**WH26941107Z**	334 932 218
Abdeckplatte Gr. 3x3, Beige	214x214 mm	1	**WH26941507Z**	334 933 218
Abdeckplatte Gr. 4x1, Beige	274x94 mm	1	**WH26930907Z**	334 914 218
Abdeckplatte Gr. 1x4, Beige	94x274 mm	1	**WH26930907Z**	334 914 218
Abdeckplatte Gr. 4x2, Beige	274x154 mm	1	**WH26941207Z**	334 942 218
Abdeckplatte Gr. 2x4, Beige	154x274 mm	1	**WH26941207Z**	334 942 218
Abdeckplatte Gr. 4x3, Beige	274x214 mm	1	**WH26941707Z**	334 943 218
Abdeckplatte Gr. 3x4, Beige	214x274 mm	1	**WH26941707Z**	334 943 218


WH26920209Z

Abdeckplatten kallysto.trend, Braun				
Abdeckplatte Gr. 1, Braun	94x94 mm	1	**WH26920209Z**	334 911 298
Abdeckplatte Gr. 2x1, Braun	154x94 mm	1	**WH26930309Z**	334 912 298
Abdeckplatte Gr. 1x2, Braun	94x154 mm	1	**WH26930309Z**	334 912 298
Abdeckplatte Gr. 2x2, Braun	154x154 mm	1	**WH26931109Z**	334 920 298
Abdeckplatte Gr. 3x1, Braun	214x94 mm	1	**WH26930609Z**	334 913 298
Abdeckplatte Gr. 1x3, Braun	94x214 mm	1	**WH26930609Z**	334 913 298
Abdeckplatte Gr. 3x2, Braun	214x154 mm	1	**WH26941109Z**	334 932 298
Abdeckplatte Gr. 2x3, Braun	154x214 mm	1	**WH26941109Z**	334 932 298
Abdeckplatte Gr. 3x3, Braun	214x214 mm	1	**WH26941509Z**	334 933 298
Abdeckplatte Gr. 4x1, Braun	274x94 mm	1	**WH26930909Z**	334 914 298
Abdeckplatte Gr. 1x4, Braun	94x274 mm	1	**WH26930909Z**	334 914 298
Abdeckplatte Gr. 4x2, Braun	274x154 mm	1	**WH26941209Z**	334 942 298
Abdeckplatte Gr. 2x4, Braun	154x274 mm	1	**WH26941209Z**	334 942 298
Abdeckplatte Gr. 4x3, Braun	274x214 mm	1	**WH26941709Z**	334 943 298
Abdeckplatte Gr. 3x4, Braun	214x274 mm	1	**WH26941709Z**	334 943 298


WH26920243Z

Abdeckplatten kallysto.trend, Arktis

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Abdeckplatte Gr. 1, Arktis	94x94 mm	1	**WH26920243Z**	334 911 228
Abdeckplatte Gr. 2x1, Arktis	154x94 mm	1	**WH26930343Z**	334 912 228
Abdeckplatte Gr. 1x2, Arktis	94x154 mm	1	**WH26930343Z**	334 912 228
Abdeckplatte Gr. 2x2, Arktis	154x154 mm	1	**WH26931143Z**	334 920 228
Abdeckplatte Gr. 3x1, Arktis	214x94 mm	1	**WH26930643Z**	334 913 228
Abdeckplatte Gr. 1x3, Arktis	94x214 mm	1	**WH26930643Z**	334 913 228
Abdeckplatte Gr. 3x2, Arktis	214x154 mm	1	**WH26941143Z**	334 932 228
Abdeckplatte Gr. 2x3, Arktis	154x214 mm	1	**WH26941143Z**	334 932 228
Abdeckplatte Gr. 3x3, Arktis	214x214 mm	1	**WH26941543Z**	334 933 228
Abdeckplatte Gr. 4x1, Arktis	274x94 mm	1	**WH26930943Z**	334 914 228
Abdeckplatte Gr. 1x4, Arktis	94x274 mm	1	**WH26930943Z**	334 914 228
Abdeckplatte Gr. 4x2, Arktis	274x154 mm	1	**WH26941243Z**	334 942 228
Abdeckplatte Gr. 2x4, Arktis	154x274 mm	1	**WH26941243Z**	334 942 228
Abdeckplatte Gr. 4x3, Arktis	274x214 mm	1	**WH26941743Z**	334 943 228
Abdeckplatte Gr. 3x4, Arktis	214x274 mm	1	**WH26941743Z**	334 943 228


WH26920244Z

Abdeckplatten kallysto.trend, Fjord

Abdeckplatte Gr. 1, Fjord	94x94 mm	1	**WH26920244Z**	334 911 348
Abdeckplatte Gr. 2x1, Fjord	154x94 mm	1	**WH26930344Z**	334 912 348
Abdeckplatte Gr. 1x2, Fjord	94x154 mm	1	**WH26930344Z**	334 912 348
Abdeckplatte Gr. 2x2, Fjord	154x154 mm	1	**WH26931144Z**	334 920 348
Abdeckplatte Gr. 3x1, Fjord	214x94 mm	1	**WH26930644Z**	334 913 348
Abdeckplatte Gr. 1x3, Fjord	94x214 mm	1	**WH26930644Z**	334 913 348
Abdeckplatte Gr. 3x2, Fjord	214x154 mm	1	**WH26941144Z**	334 932 348
Abdeckplatte Gr. 2x3, Fjord	154x214 mm	1	**WH26941144Z**	334 932 348
Abdeckplatte Gr. 3x3, Fjord	214x214 mm	1	**WH26941544Z**	334 933 348
Abdeckplatte Gr. 4x1, Fjord	274x94 mm	1	**WH26930944Z**	334 914 348
Abdeckplatte Gr. 1x4, Fjord	94x274 mm	1	**WH26930944Z**	334 914 348
Abdeckplatte Gr. 4x2, Fjord	274x154 mm	1	**WH26941244Z**	334 942 348
Abdeckplatte Gr. 2x4, Fjord	154x274 mm	1	**WH26941244Z**	334 942 348
Abdeckplatte Gr. 4x3, Fjord	274x214 mm	1	**WH26941744Z**	334 943 348
Abdeckplatte Gr. 3x4, Fjord	214x274 mm	1	**WH26941744Z**	334 943 348


WH26920245Z

Abdeckplatten kallysto.trend, Savanna

Abdeckplatte Gr. 1, Savanna	94x94 mm	1	**WH26920245Z**	334 911 318
Abdeckplatte Gr. 2x1, Savanna	154x94 mm	1	**WH26930345Z**	334 912 318
Abdeckplatte Gr. 1x2, Savanna	94x154 mm	1	**WH26930345Z**	334 912 318
Abdeckplatte Gr. 2x2, Savanna	154x154 mm	1	**WH26931145Z**	334 920 318
Abdeckplatte Gr. 3x1, Savanna	214x94 mm	1	**WH26930645Z**	334 913 318
Abdeckplatte Gr. 1x3, Savanna	94x214 mm	1	**WH26930645Z**	334 913 318
Abdeckplatte Gr. 3x2, Savanna	214x154 mm	1	**WH26941145Z**	334 932 318
Abdeckplatte Gr. 2x3, Savanna	154x214 mm	1	**WH26941145Z**	334 932 318
Abdeckplatte Gr. 3x3, Savanna	214x214 mm	1	**WH26941545Z**	334 933 318
Abdeckplatte Gr. 4x1, Savanna	274x94 mm	1	**WH26930945Z**	334 914 318
Abdeckplatte Gr. 1x4, Savanna	94x274 mm	1	**WH26930945Z**	334 914 318
Abdeckplatte Gr. 4x2, Savanna	274x154 mm	1	**WH26941245Z**	334 942 318
Abdeckplatte Gr. 2x4, Savanna	154x274 mm	1	**WH26941245Z**	334 942 318
Abdeckplatte Gr. 4x3, Savanna	274x214 mm	1	**WH26941745Z**	334 943 318
Abdeckplatte Gr. 3x4, Savanna	214x274 mm	1	**WH26941745Z**	334 943 318


WH26920248Z

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Abdeckplatten kallysto.trend, Ozean				
Abdeckplatte Gr. 1, Ozean	94x94 mm	1	**WH26920248Z**	334 911 288
Abdeckplatte Gr. 2x1, Ozean	154x94 mm	1	**WH26930348Z**	334 912 288
Abdeckplatte Gr. 1x2, Ozean	94x154 mm	1	**WH26930348Z**	334 912 288
Abdeckplatte Gr. 2x2, Ozean	154x154 mm	1	**WH26931148Z**	334 920 288
Abdeckplatte Gr. 3x1, Ozean	214x94 mm	1	**WH26930648Z**	334 913 288
Abdeckplatte Gr. 1x3, Ozean	94x214 mm	1	**WH26930648Z**	334 913 288
Abdeckplatte Gr. 3x2, Ozean	214x154 mm	1	**WH26941148Z**	334 932 288
Abdeckplatte Gr. 2x3, Ozean	154x214 mm	1	**WH26941148Z**	334 932 288
Abdeckplatte Gr. 3x3, Ozean	214x214 mm	1	**WH26941548Z**	334 933 288
Abdeckplatte Gr. 4x1, Ozean	274x94 mm	1	**WH26930948Z**	334 914 288
Abdeckplatte Gr. 1x4, Ozean	94x274 mm	1	**WH26930948Z**	334 914 288
Abdeckplatte Gr. 4x2, Ozean	274x154 mm	1	**WH26941248Z**	334 942 288
Abdeckplatte Gr. 2x4, Ozean	154x274 mm	1	**WH26941248Z**	334 942 288
Abdeckplatte Gr. 4x3, Ozean	274x214 mm	1	**WH26941748Z**	334 943 288
Abdeckplatte Gr. 3x4, Ozean	214x274 mm	1	**WH26941748Z**	334 943 288


WH26920247Z

Abdeckplatten kallysto.trend, Orient				
Abdeckplatte Gr. 1, Orient	94x94 mm	1	**WH26920247Z**	334 911 368
Abdeckplatte Gr. 2x1, Orient	154x94 mm	1	**WH26930347Z**	334 912 368
Abdeckplatte Gr. 1x2, Orient	94x154 mm	1	**WH26930347Z**	334 912 368
Abdeckplatte Gr. 2x2, Orient	154x154 mm	1	**WH26931147Z**	334 920 368
Abdeckplatte Gr. 3x1, Orient	214x94 mm	1	**WH26930647Z**	334 913 368
Abdeckplatte Gr. 1x3, Orient	94x214 mm	1	**WH26930647Z**	334 913 368
Abdeckplatte Gr. 3x2, Orient	214x154 mm	1	**WH26941147Z**	334 932 368
Abdeckplatte Gr. 2x3, Orient	154x214 mm	1	**WH26941147Z**	334 932 368
Abdeckplatte Gr. 3x3, Orient	214x214 mm	1	**WH26941547Z**	334 933 368
Abdeckplatte Gr. 4x1, Orient	274x94 mm	1	**WH26930947Z**	334 914 368
Abdeckplatte Gr. 1x4, Orient	94x274 mm	1	**WH26930947Z**	334 914 368
Abdeckplatte Gr. 4x2, Orient	274x154 mm	1	**WH26941247Z**	334 942 368
Abdeckplatte Gr. 2x4, Orient	154x274 mm	1	**WH26941247Z**	334 942 368
Abdeckplatte Gr. 4x3, Orient	274x214 mm	1	**WH26941747Z**	334 943 368
Abdeckplatte Gr. 3x4, Orient	214x274 mm	1	**WH26941747Z**	334 943 368


WH26920246Z

Abdeckplatten kallysto.trend, Canyon				
Abdeckplatte Gr. 1, Canyon	94x94 mm	1	**WH26920246Z**	334 911 278
Abdeckplatte Gr. 2x1, Canyon	154x94 mm	1	**WH26930346Z**	334 912 278
Abdeckplatte Gr. 1x2, Canyon	94x154 mm	1	**WH26930346Z**	334 912 278
Abdeckplatte Gr. 2x2, Canyon	154x154 mm	1	**WH26931146Z**	334 920 278
Abdeckplatte Gr. 3x1, Canyon	214x94 mm	1	**WH26930646Z**	334 913 278
Abdeckplatte Gr. 1x3, Canyon	94x214 mm	1	**WH26930646Z**	334 913 278
Abdeckplatte Gr. 3x2, Canyon	214x154 mm	1	**WH26941146Z**	334 932 278
Abdeckplatte Gr. 2x3, Canyon	154x214 mm	1	**WH26941146Z**	334 932 278
Abdeckplatte Gr. 3x3, Canyon	214x214 mm	1	**WH26941546Z**	334 933 278
Abdeckplatte Gr. 4x1, Canyon	274x94 mm	1	**WH26930946Z**	334 914 278
Abdeckplatte Gr. 1x4, Canyon	94x274 mm	1	**WH26930946Z**	334 914 278
Abdeckplatte Gr. 4x2, Canyon	274x154 mm	1	**WH26941246Z**	334 942 278
Abdeckplatte Gr. 2x4, Canyon	154x274 mm	1	**WH26941246Z**	334 942 278
Abdeckplatte Gr. 4x3, Canyon	274x214 mm	1	**WH26941746Z**	334 943 278
Abdeckplatte Gr. 3x4, Canyon	214x274 mm	1	**WH26941746Z**	334 943 278



WH27920200Z

Abdeckplatten kallysto.pro, Ultraweiss


Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Abdeckplatte Gr. 1, Ultraweiss	94x94 mm	1	**WH27920200Z**	334 911 408
Abdeckplatte Gr. 2x1, Ultraweiss	154x94 mm	1	**WH27930300Z**	334 912 408
Abdeckplatte Gr. 1x2, Ultraweiss	94x154 mm	1	**WH27930300Z**	334 912 408
Abdeckplatte Gr. 2x2, Ultraweiss	154x154 mm	1	**WH27931100Z**	334 920 408
Abdeckplatte Gr. 3x1, Ultraweiss	214x94 mm	1	**WH27930600Z**	334 913 408
Abdeckplatte Gr. 1x3, Ultraweiss	94x214 mm	1	**WH27930600Z**	334 913 408
Abdeckplatte Gr. 3x2, Ultraweiss	214x154 mm	1	**WH27941100Z**	334 932 408
Abdeckplatte Gr. 2x3, Ultraweiss	154x214 mm	1	**WH27941100Z**	334 932 408
Abdeckplatte Gr. 3x3, Ultraweiss	214x214 mm	1	**WH27941500Z**	334 933 408
Abdeckplatte Gr. 4x1, Ultraweiss	274x94 mm	1	**WH27930900Z**	334 914 408
Abdeckplatte Gr. 1x4, Ultraweiss	94x274 mm	1	**WH27930900Z**	334 914 408
Abdeckplatte Gr. 4x2, Ultraweiss	274x154 mm	1	**WH27941200Z**	334 942 408
Abdeckplatte Gr. 2x4, Ultraweiss	154x274 mm	1	**WH27941200Z**	334 942 408
Abdeckplatte Gr. 4x3, Ultraweiss	274x214 mm	1	**WH27941700Z**	334 943 408
Abdeckplatte Gr. 3x4, Ultraweiss	214x274 mm	1	**WH27941700Z**	334 943 408



WH27920203Z

Abdeckplatten kallysto.pro, Lichtgrau

Abdeckplatte Gr. 1, Lichtgrau	94x94 mm	1	**WH27920203Z**	334 911 438
Abdeckplatte Gr. 2x1, Lichtgrau	154x94 mm	1	**WH27930303Z**	334 912 438
Abdeckplatte Gr. 1x2, Lichtgrau	94x154 mm	1	**WH27930303Z**	334 912 438
Abdeckplatte Gr. 2x2, Lichtgrau	154x154 mm	1	**WH27931103Z**	334 920 438
Abdeckplatte Gr. 3x1, Lichtgrau	214x94 mm	1	**WH27930603Z**	334 913 438
Abdeckplatte Gr. 1x3, Lichtgrau	94x214 mm	1	**WH27930603Z**	334 913 438
Abdeckplatte Gr. 3x2, Lichtgrau	214x154 mm	1	**WH27941103Z**	334 932 438
Abdeckplatte Gr. 2x3, Lichtgrau	154x214 mm	1	**WH27941103Z**	334 932 438
Abdeckplatte Gr. 3x3, Lichtgrau	214x214 mm	1	**WH27941503Z**	334 933 438
Abdeckplatte Gr. 4x1, Lichtgrau	274x94 mm	1	**WH27930903Z**	334 914 438
Abdeckplatte Gr. 1x4, Lichtgrau	94x274 mm	1	**WH27930903Z**	334 914 438
Abdeckplatte Gr. 4x2, Lichtgrau	274x154 mm	1	**WH27941203Z**	334 942 438
Abdeckplatte Gr. 2x4, Lichtgrau	154x274 mm	1	**WH27941203Z**	334 942 438
Abdeckplatte Gr. 4x3, Lichtgrau	274x214 mm	1	**WH27941703Z**	334 943 438
Abdeckplatte Gr. 3x4, Lichtgrau	214x274 mm	1	**WH27941703Z**	334 943 438




WH27920204Z


Abdeckplatten kallysto.pro, Anthrazit

Abdeckplatte Gr. 1, Anthrazit	94x94 mm	1	**WH27920204Z**	334 911 448
Abdeckplatte Gr. 2x1, Anthrazit	154x94 mm	1	**WH27930304Z**	334 912 448
Abdeckplatte Gr. 1x2, Anthrazit	94x154 mm	1	**WH27930304Z**	334 912 448
Abdeckplatte Gr. 2x2, Anthrazit	154x154 mm	1	**WH27931104Z**	334 920 448
Abdeckplatte Gr. 3x1, Anthrazit	214x94 mm	1	**WH27930604Z**	334 913 448
Abdeckplatte Gr. 1x3, Anthrazit	94x214 mm	1	**WH27930604Z**	334 913 448
Abdeckplatte Gr. 3x2, Anthrazit	214x154 mm	1	**WH27941104Z**	334 932 448
Abdeckplatte Gr. 2x3, Anthrazit	154x214 mm	1	**WH27941104Z**	334 932 448
Abdeckplatte Gr. 3x3, Anthrazit	214x214 mm	1	**WH27941504Z**	334 933 448
Abdeckplatte Gr. 4x1, Anthrazit	274x94 mm	1	**WH27930904Z**	334 914 448
Abdeckplatte Gr. 1x4, Anthrazit	94x274 mm	1	**WH27930904Z**	334 914 448
Abdeckplatte Gr. 4x2, Anthrazit	274x154 mm	1	**WH27941204Z**	334 942 448
Abdeckplatte Gr. 2x4, Anthrazit	154x274 mm	1	**WH27941204Z**	334 942 448
Abdeckplatte Gr. 4x3, Anthrazit	274x214 mm	1	**WH27941704Z**	334 943 448
Abdeckplatte Gr. 3x4, Anthrazit	214x274 mm	1	**WH27941704Z**	334 943 448


WH27920205Z


WH27920207Z


WH27920209Z


WH27920206Z

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Abdeckplatten kallysto.pro, Schwarz				
Abdeckplatte Gr. 1, Schwarz	94x94 mm	1	**WH27920205Z**	334 911 458
Abdeckplatte Gr. 2x1, Schwarz	154x94 mm	1	**WH27930305Z**	334 912 458
Abdeckplatte Gr. 1x2, Schwarz	94x154 mm	1	**WH27930305Z**	334 912 458
Abdeckplatte Gr. 2x2, Schwarz	154x154 mm	1	**WH27931105Z**	334 920 458
Abdeckplatte Gr. 3x1, Schwarz	214x94 mm	1	**WH27930605Z**	334 913 458
Abdeckplatte Gr. 1x3, Schwarz	94x214 mm	1	**WH27930605Z**	334 913 458
Abdeckplatte Gr. 3x2, Schwarz	214x154 mm	1	**WH27941105Z**	334 932 458
Abdeckplatte Gr. 2x3, Schwarz	154x214 mm	1	**WH27941105Z**	334 932 458
Abdeckplatte Gr. 3x3, Schwarz	214x214 mm	1	**WH27941505Z**	334 933 458
Abdeckplatte Gr. 4x1, Schwarz	274x94 mm	1	**WH27930905Z**	334 914 458
Abdeckplatte Gr. 1x4, Schwarz	94x274 mm	1	**WH27930905Z**	334 914 458
Abdeckplatte Gr. 4x2, Schwarz	274x154 mm	1	**WH27941205Z**	334 942 458
Abdeckplatte Gr. 2x4, Schwarz	154x274 mm	1	**WH27941205Z**	334 942 458
Abdeckplatte Gr. 4x3, Schwarz	274x214 mm	1	**WH27941705Z**	334 943 458
Abdeckplatte Gr. 3x4, Schwarz	214x274 mm	1	**WH27941705Z**	334 943 458
Abdeckplatten kallysto.pro, Beige				
Abdeckplatte Gr. 1, Beige	94x94 mm	1	**WH27920207Z**	334 911 418
Abdeckplatte Gr. 2x1, Beige	154x94 mm	1	**WH27930307Z**	334 912 418
Abdeckplatte Gr. 1x2, Beige	94x154 mm	1	**WH27930307Z**	334 912 418
Abdeckplatte Gr. 2x2, Beige	154x154 mm	1	**WH27931107Z**	334 920 418
Abdeckplatte Gr. 3x1, Beige	214x94 mm	1	**WH27930607Z**	334 913 418
Abdeckplatte Gr. 1x3, Beige	94x214 mm	1	**WH27930607Z**	334 913 418
Abdeckplatte Gr. 3x2, Beige	214x154 mm	1	**WH27941107Z**	334 932 418
Abdeckplatte Gr. 2x3, Beige	154x214 mm	1	**WH27941107Z**	334 932 418
Abdeckplatte Gr. 3x3, Beige	214x214 mm	1	**WH27941507Z**	334 933 418
Abdeckplatte Gr. 4x1, Beige	274x94 mm	1	**WH27930907Z**	334 914 418
Abdeckplatte Gr. 1x4, Beige	94x274 mm	1	**WH27930907Z**	334 914 418
Abdeckplatte Gr. 4x2, Beige	274x154 mm	1	**WH27941207Z**	334 942 418
Abdeckplatte Gr. 2x4, Beige	154x274 mm	1	**WH27941207Z**	334 942 418
Abdeckplatte Gr. 4x3, Beige	274x214 mm	1	**WH27941707Z**	334 943 418
Abdeckplatte Gr. 3x4, Beige	214x274 mm	1	**WH27941707Z**	334 943 418
Abdeckplatten kallysto.pro, Braun				
Abdeckplatte Gr. 1, Braun	94x94 mm	1	**WH27920209Z**	334 911 498
Abdeckplatte Gr. 2x1, Braun	154x94 mm	1	**WH27930309Z**	334 912 498
Abdeckplatte Gr. 1x2, Braun	94x154 mm	1	**WH27930309Z**	334 912 498
Abdeckplatte Gr. 2x2, Braun	154x154 mm	1	**WH27931109Z**	334 920 498
Abdeckplatte Gr. 3x1, Braun	214x94 mm	1	**WH27930609Z**	334 913 498
Abdeckplatte Gr. 1x3, Braun	94x214 mm	1	**WH27930609Z**	334 913 498
Abdeckplatte Gr. 3x2, Braun	214x154 mm	1	**WH27941109Z**	334 932 498
Abdeckplatte Gr. 2x3, Braun	154x214 mm	1	**WH27941109Z**	334 932 498
Abdeckplatte Gr. 3x3, Braun	214x214 mm	1	**WH27941509Z**	334 933 498
Abdeckplatte Gr. 4x1, Braun	274x94 mm	1	**WH27930909Z**	334 914 498
Abdeckplatte Gr. 1x4, Braun	94x274 mm	1	**WH27930909Z**	334 914 498
Abdeckplatte Gr. 4x2, Braun	274x154 mm	1	**WH27941209Z**	334 942 498
Abdeckplatte Gr. 2x4, Braun	154x274 mm	1	**WH27941209Z**	334 942 498
Abdeckplatte Gr. 4x3, Braun	274x214 mm	1	**WH27941709Z**	334 943 498
Abdeckplatte Gr. 3x4, Braun	214x274 mm	1	**WH27941709Z**	334 943 498
Abdeckplatten kallysto.pro, Orange				
Abdeckplatte Gr. 1, Orange	94x94 mm	1	**WH27920206Z**	334 911 468


WH27920243Z

Abdeckplatten kallysto.pro, Arktis

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Abdeckplatte Gr. 1, Arktis	94x94 mm	1	**WH27920243Z**	334 911 428
Abdeckplatte Gr. 2x1, Arktis	154x94 mm	1	**WH27930343Z**	334 912 428
Abdeckplatte Gr. 1x2, Arktis	94x154 mm	1	**WH27930343Z**	334 912 428
Abdeckplatte Gr. 2x2, Arktis	154x154 mm	1	**WH27931143Z**	334 920 428
Abdeckplatte Gr. 3x1, Arktis	214x94 mm	1	**WH27930643Z**	334 913 428
Abdeckplatte Gr. 1x3, Arktis	94x214 mm	1	**WH27930643Z**	334 913 428
Abdeckplatte Gr. 3x2, Arktis	214x154 mm	1	**WH27941143Z**	334 932 428
Abdeckplatte Gr. 2x3, Arktis	154x214 mm	1	**WH27941143Z**	334 932 428
Abdeckplatte Gr. 3x3, Arktis	214x214 mm	1	**WH27941543Z**	334 933 428
Abdeckplatte Gr. 4x1, Arktis	274x94 mm	1	**WH27930943Z**	334 914 428
Abdeckplatte Gr. 1x4, Arktis	94x274 mm	1	**WH27930943Z**	334 914 428
Abdeckplatte Gr. 4x2, Arktis	274x154 mm	1	**WH27941243Z**	334 942 428
Abdeckplatte Gr. 2x4, Arktis	154x274 mm	1	**WH27941243Z**	334 942 428
Abdeckplatte Gr. 4x3, Arktis	274x214 mm	1	**WH27941743Z**	334 943 428
Abdeckplatte Gr. 3x4, Arktis	214x274 mm	1	**WH27941743Z**	334 943 428


WH27920244Z


Abdeckplatten kallysto.pro, Fjord

Abdeckplatte Gr. 1, Fjord	94x94 mm	1	**WH27920244Z**	334 911 548
Abdeckplatte Gr. 2x1, Fjord	154x94 mm	1	**WH27930344Z**	334 912 548
Abdeckplatte Gr. 1x2, Fjord	94x154 mm	1	**WH27930344Z**	334 912 548
Abdeckplatte Gr. 2x2, Fjord	154x154 mm	1	**WH27931144Z**	334 920 548
Abdeckplatte Gr. 3x1, Fjord	214x94 mm	1	**WH27930644Z**	334 913 548
Abdeckplatte Gr. 1x3, Fjord	94x214 mm	1	**WH27930644Z**	334 913 548
Abdeckplatte Gr. 3x2, Fjord	214x154 mm	1	**WH27941144Z**	334 932 548
Abdeckplatte Gr. 2x3, Fjord	154x214 mm	1	**WH27941144Z**	334 932 548
Abdeckplatte Gr. 3x3, Fjord	214x214 mm	1	**WH27941544Z**	334 933 548
Abdeckplatte Gr. 4x1, Fjord	274x94 mm	1	**WH27930944Z**	334 914 548
Abdeckplatte Gr. 1x4, Fjord	94x274 mm	1	**WH27930944Z**	334 914 548
Abdeckplatte Gr. 4x2, Fjord	274x154 mm	1	**WH27941244Z**	334 942 548
Abdeckplatte Gr. 2x4, Fjord	154x274 mm	1	**WH27941244Z**	334 942 548
Abdeckplatte Gr. 4x3, Fjord	274x214 mm	1	**WH27941744Z**	334 943 548
Abdeckplatte Gr. 3x4, Fjord	214x274 mm	1	**WH27941744Z**	334 943 548


WH27920245Z

Abdeckplatten kallysto.pro, Savanna

Abdeckplatte Gr. 1, Savanna	94x94 mm	1	**WH27920245Z**	334 911 518
Abdeckplatte Gr. 2x1, Savanna	154x94 mm	1	**WH27930345Z**	334 912 518
Abdeckplatte Gr. 1x2, Savanna	94x154 mm	1	**WH27930345Z**	334 912 518
Abdeckplatte Gr. 2x2, Savanna	154x154 mm	1	**WH27931145Z**	334 920 518
Abdeckplatte Gr. 3x1, Savanna	214x94 mm	1	**WH27930645Z**	334 913 518
Abdeckplatte Gr. 1x3, Savanna	94x214 mm	1	**WH27930645Z**	334 913 518
Abdeckplatte Gr. 3x2, Savanna	214x154 mm	1	**WH27941145Z**	334 932 518
Abdeckplatte Gr. 2x3, Savanna	154x214 mm	1	**WH27941145Z**	334 932 518
Abdeckplatte Gr. 3x3, Savanna	214x214 mm	1	**WH27941545Z**	334 933 518
Abdeckplatte Gr. 4x1, Savanna	274x94 mm	1	**WH27930945Z**	334 914 518
Abdeckplatte Gr. 1x4, Savanna	94x274 mm	1	**WH27930945Z**	334 914 518
Abdeckplatte Gr. 4x2, Savanna	274x154 mm	1	**WH27941245Z**	334 942 518
Abdeckplatte Gr. 2x4, Savanna	154x274 mm	1	**WH27941245Z**	334 942 518
Abdeckplatte Gr. 4x3, Savanna	274x214 mm	1	**WH27941745Z**	334 943 518
Abdeckplatte Gr. 3x4, Savanna	214x274 mm	1	**WH27941745Z**	334 943 518




WH27920248Z

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Abdeckplatten kallysto.pro, Ozean				
Abdeckplatte Gr. 1, Ozean	94x94 mm	1	**WH27920248Z**	334 911 488
Abdeckplatte Gr. 2x1, Ozean	154x94 mm	1	**WH27930348Z**	334 912 488
Abdeckplatte Gr. 1x2, Ozean	94x154 mm	1	**WH27930348Z**	334 912 488
Abdeckplatte Gr. 2x2, Ozean	154x154 mm	1	**WH27931148Z**	334 920 488
Abdeckplatte Gr. 3x1, Ozean	214x94 mm	1	**WH27930648Z**	334 913 488
Abdeckplatte Gr. 1x3, Ozean	94x214 mm	1	**WH27930648Z**	334 913 488
Abdeckplatte Gr. 3x2, Ozean	214x154 mm	1	**WH27941148Z**	334 932 488
Abdeckplatte Gr. 2x3, Ozean	154x214 mm	1	**WH27941148Z**	334 932 488
Abdeckplatte Gr. 3x3, Ozean	214x214 mm	1	**WH27941548Z**	334 933 488
Abdeckplatte Gr. 4x1, Ozean	274x94 mm	1	**WH27930948Z**	334 914 488
Abdeckplatte Gr. 1x4, Ozean	94x274 mm	1	**WH27930948Z**	334 914 488
Abdeckplatte Gr. 4x2, Ozean	274x154 mm	1	**WH27941248Z**	334 942 488
Abdeckplatte Gr. 2x4, Ozean	154x274 mm	1	**WH27941248Z**	334 942 488
Abdeckplatte Gr. 4x3, Ozean	274x214 mm	1	**WH27941748Z**	334 943 488
Abdeckplatte Gr. 3x4, Ozean	214x274 mm	1	**WH27941748Z**	334 943 488



WH27920247Z

Abdeckplatten kallysto.pro, Orient				
Abdeckplatte Gr. 1, Orient	94x94 mm	1	**WH27920247Z**	334 911 568
Abdeckplatte Gr. 2x1, Orient	154x94 mm	1	**WH27930347Z**	334 912 568
Abdeckplatte Gr. 1x2, Orient	94x154 mm	1	**WH27930347Z**	334 912 568
Abdeckplatte Gr. 2x2, Orient	154x154 mm	1	**WH27931147Z**	334 920 568
Abdeckplatte Gr. 3x1, Orient	214x94 mm	1	**WH27930647Z**	334 913 568
Abdeckplatte Gr. 1x3, Orient	94x214 mm	1	**WH27930647Z**	334 913 568
Abdeckplatte Gr. 3x2, Orient	214x154 mm	1	**WH27941147Z**	334 932 568
Abdeckplatte Gr. 2x3, Orient	154x214 mm	1	**WH27941147Z**	334 932 568
Abdeckplatte Gr. 3x3, Orient	214x214 mm	1	**WH27941547Z**	334 933 568
Abdeckplatte Gr. 4x1, Orient	274x94 mm	1	**WH27930947Z**	334 914 568
Abdeckplatte Gr. 1x4, Orient	94x274 mm	1	**WH27930947Z**	334 914 568
Abdeckplatte Gr. 4x2, Orient	274x154 mm	1	**WH27941247Z**	334 942 568
Abdeckplatte Gr. 2x4, Orient	154x274 mm	1	**WH27941247Z**	334 942 568
Abdeckplatte Gr. 4x3, Orient	274x214 mm	1	**WH27941747Z**	334 943 568
Abdeckplatte Gr. 3x4, Orient	214x274 mm	1	**WH27941747Z**	334 943 568



WH27920246Z

Abdeckplatten kallysto.pro, Canyon				
Abdeckplatte Gr. 1, Canyon	94x94 mm	1	**WH27920246Z**	334 911 478
Abdeckplatte Gr. 2x1, Canyon	154x94 mm	1	**WH27930346Z**	334 912 478
Abdeckplatte Gr. 1x2, Canyon	94x154 mm	1	**WH27930346Z**	334 912 478
Abdeckplatte Gr. 2x2, Canyon	154x154 mm	1	**WH27931146Z**	334 920 478
Abdeckplatte Gr. 3x1, Canyon	214x94 mm	1	**WH27930646Z**	334 913 478
Abdeckplatte Gr. 1x3, Canyon	94x214 mm	1	**WH27930646Z**	334 913 478
Abdeckplatte Gr. 3x2, Canyon	214x154 mm	1	**WH27941146Z**	334 932 478
Abdeckplatte Gr. 2x3, Canyon	154x214 mm	1	**WH27941146Z**	334 932 478
Abdeckplatte Gr. 3x3, Canyon	214x214 mm	1	**WH27941546Z**	334 933 478
Abdeckplatte Gr. 4x1, Canyon	274x94 mm	1	**WH27930946Z**	334 914 478
Abdeckplatte Gr. 1x4, Canyon	94x274 mm	1	**WH27930946Z**	334 914 478
Abdeckplatte Gr. 4x2, Canyon	274x154 mm	1	**WH27941246Z**	334 942 478
Abdeckplatte Gr. 2x4, Canyon	154x274 mm	1	**WH27941246Z**	334 942 478
Abdeckplatte Gr. 4x3, Canyon	274x214 mm	1	**WH27941746Z**	334 943 478
Abdeckplatte Gr. 3x4, Canyon	214x274 mm	1	**WH27941746Z**	334 943 478


WH27924200Z

Bezeichnung	Grösse	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Abdeckplatten kallysto.pro				
Abdeckplatte Gr. 1 mit Beschriftungsfeld 42x9 mm, Ultraweiss	94x94 mm	1	**WH27924200Z**	334 910 408
Abdeckplatte Gr. 1 mit Beschriftungsfeld 42x9 mm, Lichtgrau	94x94 mm	1	**WH27924203Z**	334 910 438
Abdeckplatte Gr. 1 mit Beschriftungsfeld 42x9 mm, Anthrazit	94x94 mm	1	**WH27924204Z**	334 910 448
Abdeckplatte Gr. 1 mit Beschriftungsfeld 42x9 mm, Schwarz	94x94 mm	1	**WH27924205Z**	334 910 458
Abdeckplatte Gr. 1 mit Beschriftungsfeld 42x9 mm, Beige	94x94 mm	1	**WH27924207Z**	334 910 418
Abdeckplatte Gr. 1 mit Beschriftungsfeld 42x9 mm, Braun	94x94 mm	1	**WH27924209Z**	334 910 498
Abdeckplatte Gr. 1 mit Beschriftungsfeld 42x9 mm, Arktis	94x94 mm	1	**WH27924243Z**	334 910 428
Abdeckplatte Gr. 1 mit Beschriftungsfeld 42x9 mm, Fjord	94x94 mm	1	**WH27924244Z**	334 910 548
Abdeckplatte Gr. 1 mit Beschriftungsfeld 42x9 mm, Ozean	94x94 mm	1	**WH27924248Z**	334 910 478
Abdeckplatte Gr. 1 mit Beschriftungsfeld 42x9 mm, Orient	94x94 mm	1	**WH27924247Z**	334 910 518
Abdeckplatte Gr. 1 mit Beschriftungsfeld 42x9 mm, Savanna	94x94 mm	1	**WH27924245Z**	334 910 488
Abdeckplatte Gr. 1 mit Beschriftungsfeld 42x9 mm, Canyon	94x94 mm	1	**WH27924246Z**	334 910 568



WH23923500Q

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
AP-Gehäuse Gr. I, 88 x 88 mm, Höhe 54 mm			
- Nutzhöhe 44 mm			
AP-Gehäuse Gr. I, 54 mm, Ultraweiss	1	**WH23923500Q**	283 914 003
AP-Gehäuse Gr. I, 54 mm, Lichtgrau	1	**WH23923503Q**	283 914 033
AP-Gehäuse Gr. I, 54 mm, Anthrazit	1	**WH23923504Q**	283 914 043
AP-Gehäuse Gr. I, 54 mm, Schwarz	1	**WH23923505Q**	283 914 953
AP-Gehäuse Gr. I, 54 mm, Beige	1	**WH23923507Q**	283 914 913
AP-Gehäuse Gr. I, 54 mm, Braun	1	**WH23923509Q**	283 914 993
AP-Gehäuse Gr. I, 54 mm, Orange	1	**WH23923506Q**	283 914 963



WH23923600Q

AP-Gehäuse Gr. I, 88 x 88 mm, Höhe 64 mm			
- Nutzhöhe 54 mm			
AP-Gehäuse Gr. I, 64 mm, Ultraweiss	1	**WH23923600Q**	283 915 003
AP-Gehäuse Gr. I, 64 mm, Lichtgrau	1	**WH23923603Q**	283 915 033
AP-Gehäuse Gr. I, 64 mm, Anthrazit	1	**WH23923604Q**	283 915 043
AP-Gehäuse Gr. I, 64 mm, Schwarz	1	**WH23923605Q**	283 915 953
AP-Gehäuse Gr. I, 64 mm, Beige	1	**WH23923607Q**	283 915 913
AP-Gehäuse Gr. I, 64 mm, Braun	1	**WH23923609Q**	283 915 993
AP-Gehäuse Gr. I, 64 mm, Orange	1	**WH23923606Q**	283 915 963




WH23930400Q

AP-Gehäuse Gr. 2x1, 148 x 88 mm, Höhe 54 mm			
- Nutzhöhe 44 mm			
AP-Gehäuse Gr. 2x1, 54 mm, Ultraweiss	1	**WH23930400Q**	283 024 003
AP-Gehäuse Gr. 2x1, 54 mm, Lichtgrau	1	**WH23930403Q**	283 024 033
AP-Gehäuse Gr. 2x1, 54 mm, Anthrazit	1	**WH23930404Q**	283 024 043
AP-Gehäuse Gr. 2x1, 54 mm, Schwarz	1	**WH23930405Q**	283 024 953
AP-Gehäuse Gr. 2x1, 54 mm, Beige	1	**WH23930407Q**	283 024 913
AP-Gehäuse Gr. 2x1, 54 mm, Braun	1	**WH23930409Q**	283 024 993

Die Kopfzeile besteht aus Abdeckplatte, Befestigungsplatte und Montagepreis. Die Kombinationsapparate für Kombinationen (Bauart A) werden separat in der Reihenfolge von links nach rechts und von oben nach unten aufgeführt.


▶ Seite 596



WH25910100C

UP, 2-Punkt Befestigung, kallysto.line, Ultraweiss

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x1, Ultraweiss	152x92 mm	1	**WH25910100C**	383 111 008
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x2, Ultraweiss	92x152 mm	1	**WH25910200C**	383 102 008
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x1, Ultraweiss	212x92 mm	1	**WH25910300C**	383 121 008
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x3, Ultraweiss	92x212 mm	1	**WH25910400C**	383 103 008
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x1, Ultraweiss	272x92 mm	1	**WH25910500C**	383 131 008
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x4, Ultraweiss	92x272 mm	1	**WH25910600C**	383 104 008
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x2, Ultraweiss	212x152 mm	1	**WH25910800C**	383 122 008
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x3, Ultraweiss	152x212 mm	1	**WH25910900C**	383 113 008
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x2, Ultraweiss	212x152 mm	1	**WH25911000C**	383 132 008
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x4, Ultraweiss	152x212 mm	1	**WH25911100C**	383 114 008
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x3, Ultraweiss	272x212 mm	1	**WH25911300C**	383 133 008
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x4, Ultraweiss	212x272 mm	1	**WH25911400C**	383 115 008
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x2, Ultraweiss	152x152 mm	1	**WH25910700C**	383 112 008
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x3, Ultraweiss	212x212 mm	1	**WH25911200C**	383 123 008



WH25910103C

UP, 2-Punkt Befestigung, kallysto.line, Lichtgrau


Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x1, Lichtgrau	152x92 mm	1	**WH25910103C**	383 111 038
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x2, Lichtgrau	92x152 mm	1	**WH25910203C**	383 102 038
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x1, Lichtgrau	212x92 mm	1	**WH25910303C**	383 121 038
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x3, Lichtgrau	92x212 mm	1	**WH25910403C**	383 103 038
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x1, Lichtgrau	272x92 mm	1	**WH25910503C**	383 131 038
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x4, Lichtgrau	92x272 mm	1	**WH25910603C**	383 104 038
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x2, Lichtgrau	212x152 mm	1	**WH25910803C**	383 122 038
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x3, Lichtgrau	152x212 mm	1	**WH25910903C**	383 113 038
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x2, Lichtgrau	212x152 mm	1	**WH25911003C**	383 132 038
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x4, Lichtgrau	152x212 mm	1	**WH25911103C**	383 114 038
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x3, Lichtgrau	272x212 mm	1	**WH25911303C**	383 133 038
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x4, Lichtgrau	212x272 mm	1	**WH25911403C**	383 115 038
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x2, Lichtgrau	152x152 mm	1	**WH25910703C**	383 112 038
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x3, Lichtgrau	212x212 mm	1	**WH25911203C**	383 123 038



WH25910104C

UP, 2-Punkt Befestigung, kallysto.line, Anthrazit

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x1, Anthrazit	152x92 mm	1	**WH25910104C**	383 111 048
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x2, Anthrazit	92x152 mm	1	**WH25910204C**	383 102 048
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x1, Anthrazit	212x92 mm	1	**WH25910304C**	383 121 048
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x3, Anthrazit	92x212 mm	1	**WH25910404C**	383 103 048
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x1, Anthrazit	272x92 mm	1	**WH25910504C**	383 131 048
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x4, Anthrazit	92x272 mm	1	**WH25910604C**	383 104 048
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x2, Anthrazit	212x152 mm	1	**WH25910804C**	383 122 048
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x3, Anthrazit	152x212 mm	1	**WH25910904C**	383 113 048
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x2, Anthrazit	212x152 mm	1	**WH25911004C**	383 132 048
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x4, Anthrazit	152x212 mm	1	**WH25911104C**	383 114 048
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x3, Anthrazit	272x212 mm	1	**WH25911304C**	383 133 048
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x4, Anthrazit	212x272 mm	1	**WH25911404C**	383 115 048
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x2, Anthrazit	152x152 mm	1	**WH25910704C**	383 112 048
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x3, Anthrazit	212x212 mm	1	**WH25911204C**	383 123 048




WH25910105C

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
UP, 2-Punkt Befestigung, kallysto.line, Schwarz				
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x1, Schwarz	152x92 mm	1	**WH25910105C**	383 111 058
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x2, Schwarz	92x152 mm	1	**WH25910205C**	383 102 058
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x1, Schwarz	212x92 mm	1	**WH25910305C**	383 121 058
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x3, Schwarz	92x212 mm	1	**WH25910405C**	383 103 058
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x1, Schwarz	272x92 mm	1	**WH25910505C**	383 131 058
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x4, Schwarz	92x272 mm	1	**WH25910605C**	383 104 058
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x2, Schwarz	212x152 mm	1	**WH25910805C**	383 122 058
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x3, Schwarz	152x212 mm	1	**WH25910905C**	383 113 058
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x2, Schwarz	212x152 mm	1	**WH25911005C**	383 132 058
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x4, Schwarz	152x212 mm	1	**WH25911105C**	383 114 058
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x3, Schwarz	272x212 mm	1	**WH25911305C**	383 133 058
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x4, Schwarz	212x272 mm	1	**WH25911405C**	383 115 058
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x2, Schwarz	152x152 mm	1	**WH25910705C**	383 112 058
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x3, Schwarz	212x212 mm	1	**WH25911205C**	383 123 058

Die Kopfzeile besteht aus Abdeckplatte, Befestigungsplatte und Montagepreis. Die Kombinationsapparate für Kombinationen (Bauart A) werden separat in der Reihenfolge von links nach rechts und von oben nach unten aufgeführt.


▶ Seite 596



WH26910100C

UP, 2-Punkt Befestigung, kallysto.trend, Ultraweiss

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x1, Ultraweiss	154x94 mm	1	**WH26910100C**	383 111 208
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x2, Ultraweiss	94x154 mm	1	**WH26910200C**	383 104 208
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x1, Ultraweiss	214x94 mm	1	**WH26910300C**	383 121 208
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x3, Ultraweiss	94x214 mm	1	**WH26910400C**	383 103 208
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x1, Ultraweiss	274x94 mm	1	**WH26910500C**	383 131 208
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x4, Ultraweiss	94x274 mm	1	**WH26910600C**	383 104 208
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x2, Ultraweiss	214x154 mm	1	**WH26910800C**	383 122 208
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x3, Ultraweiss	154x214 mm	1	**WH26910900C**	383 113 208
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x2, Ultraweiss	214x154 mm	1	**WH26911000C**	383 134 208
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x4, Ultraweiss	154x214 mm	1	**WH26911100C**	383 114 208
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x3, Ultraweiss	274x214 mm	1	**WH26911300C**	383 133 208
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x4, Ultraweiss	214x274 mm	1	**WH26911400C**	383 115 208
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x2, Ultraweiss	154x154 mm	1	**WH26910700C**	383 114 208
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x3, Ultraweiss	214x214 mm	1	**WH26911200C**	383 123 208



WH26910103C

UP, 2-Punkt Befestigung, kallysto.trend, Lichtgrau

UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x1, Lichtgrau	154x94 mm	1	**WH26910103C**	383 111 238
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x2, Lichtgrau	94x154 mm	1	**WH26910203C**	383 102 238
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x1, Lichtgrau	214x94 mm	1	**WH26910303C**	383 121 238
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x3, Lichtgrau	94x214 mm	1	**WH26910403C**	383 103 238
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x1, Lichtgrau	274x94 mm	1	**WH26910503C**	383 131 238
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x4, Lichtgrau	94x274 mm	1	**WH26910603C**	383 104 238
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x2, Lichtgrau	214x154 mm	1	**WH26910803C**	383 122 238
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x3, Lichtgrau	154x214 mm	1	**WH26910903C**	383 113 238
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x2, Lichtgrau	214x154 mm	1	**WH26911003C**	383 132 238
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x4, Lichtgrau	154x214 mm	1	**WH26911103C**	383 114 238
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x3, Lichtgrau	274x214 mm	1	**WH26911303C**	383 133 238
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x4, Lichtgrau	214x274 mm	1	**WH26911403C**	383 115 238
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x2, Lichtgrau	154x154 mm	1	**WH26910703C**	383 112 238
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x3, Lichtgrau	214x214 mm	1	**WH26911203C**	383 123 238



WH26910104C

UP, 2-Punkt Befestigung, kallysto.trend, Anthrazit

UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x1, Anthrazit	154x94 mm	1	**WH26910104C**	383 111 248
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x2, Anthrazit	94x154 mm	1	**WH26910204C**	383 102 248
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x1, Anthrazit	214x94 mm	1	**WH26910304C**	383 121 248
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x3, Anthrazit	94x214 mm	1	**WH26910404C**	383 103 248
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x1, Anthrazit	274x94 mm	1	**WH26910504C**	383 131 248
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x4, Anthrazit	94x274 mm	1	**WH26910604C**	383 104 248
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x2, Anthrazit	214x154 mm	1	**WH26910804C**	383 122 248
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x3, Anthrazit	154x214 mm	1	**WH26910904C**	383 113 248
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x2, Anthrazit	214x154 mm	1	**WH26911004C**	383 132 248
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x4, Anthrazit	154x214 mm	1	**WH26911104C**	383 114 248
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x3, Anthrazit	274x214 mm	1	**WH26911304C**	383 133 248
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x4, Anthrazit	214x274 mm	1	**WH26911404C**	383 115 248
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x2, Anthrazit	154x154 mm	1	**WH26910704C**	383 112 248
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x3, Anthrazit	214x214 mm	1	**WH26911204C**	383 123 248




WH26910105C

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
UP, 2-Punkt Befestigung, kallysto.trend, Schwarz				
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x1, Schwarz	154x94 mm	1	**WH26910105C**	383 111 258
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x2, Schwarz	94x154 mm	1	**WH26910205C**	383 102 258
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x1, Schwarz	214x94 mm	1	**WH26910305C**	383 121 258
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x3, Schwarz	94x214 mm	1	**WH26910405C**	383 103 258
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x1, Schwarz	274x94 mm	1	**WH26910505C**	383 131 258
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x4, Schwarz	94x274 mm	1	**WH26910605C**	383 104 258
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x2, Schwarz	214x154 mm	1	**WH26910805C**	383 122 258
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x3, Schwarz	154x214 mm	1	**WH26910905C**	383 113 258
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x2, Schwarz	214x154 mm	1	**WH26911005C**	383 132 258
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x4, Schwarz	154x214 mm	1	**WH26911105C**	383 114 258
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x3, Schwarz	274x214 mm	1	**WH26911305C**	383 133 258
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x4, Schwarz	214x274 mm	1	**WH26911405C**	383 115 258
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x2, Schwarz	154x154 mm	1	**WH26910705C**	383 112 258
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x3, Schwarz	214x214 mm	1	**WH26911205C**	383 123 258


Die Kopfzeile besteht aus Abdeckplatte, Befestigungsplatte und Montagepreis. Die Kombinationsapparate für Kombinationen (Bauart A) werden separat in der Reihenfolge von links nach rechts und von oben nach unten aufgeführt.

▶ Seite 596




WH27910100C

Bezeichnung	Grösse	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
UP, 2-Punkt Befestigung, kallysto.pro, Ultraweiss				
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x1, Ultraweiss	154x94 mm	1	**WH27910100C**	383 111 408
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x2, Ultraweiss	94x154 mm	1	**WH27910200C**	383 102 408
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x1, Ultraweiss	214x94 mm	1	**WH27910300C**	383 121 408
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x3, Ultraweiss	94x214 mm	1	**WH27910400C**	383 103 408
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x1, Ultraweiss	274x94 mm	1	**WH27910500C**	383 131 408
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x4, Ultraweiss	94x274 mm	1	**WH27910600C**	383 104 408
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x2, Ultraweiss	214x154 mm	1	**WH27910800C**	383 122 408
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x3, Ultraweiss	154x214 mm	1	**WH27910900C**	383 113 408
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x2, Ultraweiss	214x154 mm	1	**WH27911000C**	383 132 408
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x4, Ultraweiss	154x214 mm	1	**WH27911100C**	383 114 408
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x3, Ultraweiss	274x214 mm	1	**WH27911300C**	383 133 408
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x4, Ultraweiss	214x274 mm	1	**WH27911400C**	383 115 408
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x2, Ultraweiss	154x154 mm	1	**WH27910700C**	383 112 408
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x3, Ultraweiss	214x214 mm	1	**WH27911200C**	383 123 408




WH27910103C

UP, 2-Punkt Befestigung, kallysto.pro, Lichtgrau				
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x1, Lichtgrau	154x94 mm	1	**WH27910103C**	383 111 438
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x2, Lichtgrau	94x154 mm	1	**WH27910203C**	383 102 438
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x1, Lichtgrau	214x94 mm	1	**WH27910303C**	383 121 438
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x3, Lichtgrau	94x214 mm	1	**WH27910403C**	383 103 438
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x1, Lichtgrau	274x94 mm	1	**WH27910503C**	383 131 438
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x4, Lichtgrau	94x274 mm	1	**WH27910603C**	383 104 438
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x2, Lichtgrau	214x154 mm	1	**WH27910803C**	383 122 438
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x3, Lichtgrau	154x214 mm	1	**WH27910903C**	383 113 438
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x2, Lichtgrau	214x154 mm	1	**WH27911003C**	383 132 438
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x4, Lichtgrau	154x214 mm	1	**WH27911103C**	383 114 438
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x3, Lichtgrau	274x214 mm	1	**WH27911303C**	383 133 438
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x4, Lichtgrau	214x274 mm	1	**WH27911403C**	383 115 438
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x2, Lichtgrau	154x154 mm	1	**WH27910703C**	383 112 438
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x3, Lichtgrau	214x214 mm	1	**WH27911203C**	383 123 438



WH27910104C

UP, 2-Punkt Befestigung, kallysto.pro, Anthrazit				
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x1, Anthrazit	154x94 mm	1	**WH27910104C**	383 111 448
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x2, Anthrazit	94x154 mm	1	**WH27910204C**	383 102 448
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x1, Anthrazit	214x94 mm	1	**WH27910304C**	383 121 448
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x3, Anthrazit	94x214 mm	1	**WH27910404C**	383 103 448
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x1, Anthrazit	274x94 mm	1	**WH27910504C**	383 131 448
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x4, Anthrazit	94x274 mm	1	**WH27910604C**	383 104 448
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x2, Anthrazit	214x154 mm	1	**WH27910804C**	383 122 448
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x3, Anthrazit	154x214 mm	1	**WH27910904C**	383 113 448
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x2, Anthrazit	214x154 mm	1	**WH27911004C**	383 132 448
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x4, Anthrazit	154x214 mm	1	**WH27911104C**	383 114 448
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x3, Anthrazit	274x214 mm	1	**WH27911304C**	383 133 448
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x4, Anthrazit	214x274 mm	1	**WH27911404C**	383 115 448
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x2, Anthrazit	154x154 mm	1	**WH27910704C**	383 112 448
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x3, Anthrazit	214x214 mm	1	**WH27911204C**	383 123 448



WH27910105C

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
UP, 2-Punkt Befestigung, kallysto.pro, Schwarz				
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x1, Schwarz	154x94 mm	1	**WH27910105C**	383 111 458
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x2, Schwarz	94x154 mm	1	**WH27910205C**	383 102 458
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x1, Schwarz	214x94 mm	1	**WH27910305C**	383 121 458
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x3, Schwarz	94x214 mm	1	**WH27910405C**	383 103 458
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x1, Schwarz	274x94 mm	1	**WH27910505C**	383 131 458
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 1x4, Schwarz	94x274 mm	1	**WH27910605C**	383 104 458
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x2, Schwarz	214x154 mm	1	**WH27910805C**	383 122 458
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x3, Schwarz	154x214 mm	1	**WH27910905C**	383 113 458
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x2, Schwarz	214x154 mm	1	**WH27911005C**	383 132 458
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x4, Schwarz	154x214 mm	1	**WH27911105C**	383 114 458
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 4x3, Schwarz	274x214 mm	1	**WH27911305C**	383 133 458
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x4, Schwarz	214x274 mm	1	**WH27911405C**	383 115 458
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 2x2, Schwarz	154x154 mm	1	**WH27910705C**	383 112 458
UP, 2-Punkt Befestigung, Gr. 3x3, Schwarz	214x214 mm	1	**WH27911205C**	383 123 458




WH23910100Q



WH23910200Q

Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
AP-Gehäuse 2-Punkt Befestigung, senkrecht			
- 2-Punkt Befestigung - 148 x 88 mm. H = 54 mm			
AP-Kopfzeile senkrecht 2x1, Ultraweiss	1	**WH23910100Q**	283 022 003
AP-Kopfzeile senkrecht 2x1, Lichtgrau	1	**WH23910103Q**	283 022 033
AP-Kopfzeile senkrecht 2x1, Anthrazit	1	**WH23910104Q**	283 022 043
AP-Kopfzeile senkrecht 2x1, Schwarz	1	**WH23910105Q**	283 022 953
AP-Kopfzeile senkrecht 2x1, Beige	1	**WH23910107Q**	283 022 913
AP-Kopfzeile senkrecht 2x1, Braun	1	**WH23910109Q**	283 022 993
AP-Gehäuse 2-Punkt Befestigung, waagerecht			
- 2-Punkt Befestigung - 88 x 148 mm. H = 54 mm			
AP-Kopfzeile waagerecht 1x2, Ultraweiss	1	**WH23910200Q**	283 122 003
AP-Kopfzeile waagerecht 1x2, Lichtgrau	1	**WH23910203Q**	283 122 033
AP-Kopfzeile waagerecht 1x2, Anthrazit	1	**WH23910204Q**	283 122 043
AP-Kopfzeile waagerecht 1x2, Schwarz	1	**WH23910205Q**	283 122 953
AP-Kopfzeile waagerecht 1x2, Beige	1	**WH23910207Q**	283 122 913
AP-Kopfzeile waagerecht 1x2, Braun	1	**WH23910209Q**	283 122 993



WH23960600Z

Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
AP-Erhöhungsrahmen für kallysto.line			
- Für Apparate Gr.I die ideale Lösung wenn die Einbautiefe zu gering ist, ohne die Installation zu ändern. - Mass: 92 x 92 x 15 mm			
Erhöhungsrahmen Ultraweiss	1	**WH23960600Z**	283 991 003
Erhöhungsrahmen Lichtgrau	1	**WH23960603Z**	283 991 033
Erhöhungsrahmen Anthrazit	1	**WH23960604Z**	283 991 043
Erhöhungsrahmen Schwarz	1	**WH23960605Z**	283 991 953
Erhöhungsrahmen Beige	1	**WH23960607Z**	283 991 913
Erhöhungsrahmen Braun	1	**WH23960609Z**	283 991 993

kallysto.art Abdeckplatten



Der Schalter für Individualisten: kallysto.art integriert exklusive Materialien wie Glas, Edelstahl, Aluminium, Schiefer und Schweizer Holz in ansprechende Designs.
Die Holzrahmen in den vier Ausführungen Esche, Nussbaum, Birnbaum und Räuchereiche sorgen für ein natürliches Interieur.

02

Seite

Abdeckplatten für UP-Anwendung	274

kallysto.art

Swiss made

kallysto.art-Palette
Stil im kunstvollen Rahmen

Manche mögen's edel. Mit kallysto.art lassen sich Schalter und Steckdosen perfekt auf den Wohnstil des Benutzers abstimmen. Den Kombinationsmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt: Die Abdeckrahmen präsentieren sich in elf schönen Echtmaterial-Varianten. Es können alle Einsätze und Tasterknöpfe der Linien kallysto.line, kallysto.trend und kallysto.pro integriert werden. Erhältlich sind die Rahmen durchgängig in den Grössen 1 bis 3x4 und 4x3.







Esche



Birnbaum



Nussbaum



Räuchereiche



Glas Weiss



Glas verspiegelt



Edelstahl geschliffen



Aluminium Nature



Aluminium Weiss



Aluminium Schwarz




Schiefer Schwarz

Material:
- Rahmen aus Echtmaterial wie Glas, Edelstahl, Aluminium oder Schiefer
- Trägerplatte aus Thermoplast


- für UP-Anwendung

▶ Seite 596


WH24920250Z

Abdeckplatten, Glas weiss

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Abdeckplatte Gr. 1, Glas Weiss	94x94 mm	1	**WH24920250Z**	334 611 003
Abdeckplatte Gr. 2x1, 1x2, Glas Weiss	154x94 mm	1	**WH24930350Z**	334 612 003
Abdeckplatte Gr. 2x2, Glas Weiss	154x154 mm	1	**WH24931150Z**	334 620 003
Abdeckplatte Gr. 3x1, 1x3, Glas Weiss	214x94 mm	1	**WH24930650Z**	334 613 003
Abdeckplatte Gr. 3x2, 2x3, Glas Weiss	214x154 mm	1	**WH24941150Z**	334 632 003
Abdeckplatte Gr. 3x3, Glas Weiss	214x214 mm	1	**WH24941550Z**	334 633 003
Abdeckplatte Gr. 4x1, 1x4, Glas Weiss	274x94 mm	1	**WH24930950Z**	334 614 003
Abdeckplatte Gr. 4x2, 2x4, Glas Weiss	274x154 mm	1	**WH24941250Z**	334 642 003
Abdeckplatte Gr. 4x3, 3x4, Glas Weiss	274x214 mm	1	**WH24941750Z**	334 643 003


WH24920255Z

Abdeckplatten, Glas verspiegelt

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Abdeckplatte Gr. 1, Glas verspiegelt	94x94 mm	1	**WH24920255Z**	334 511 003
Abdeckplatte Gr. 2x1, 1x2, Glas verspiegelt	154x94 mm	1	**WH24930355Z**	334 512 003
Abdeckplatte Gr. 2x2, Glas verspiegelt	154x154 mm	1	**WH24931155Z**	334 520 003
Abdeckplatte Gr. 3x1, 1x3, Glas verspiegelt	214x94 mm	1	**WH24930655Z**	334 513 003
Abdeckplatte Gr. 3x2, 2x3, Glas verspiegelt	214x154 mm	1	**WH24941155Z**	334 532 003
Abdeckplatte Gr. 3x3, Glas verspiegelt	214x214 mm	1	**WH24941555Z**	334 533 003
Abdeckplatte Gr. 4x1, 1x4, Glas verspiegelt	274x94 mm	1	**WH24930955Z**	334 514 003
Abdeckplatte Gr. 4x2, 2x4, Glas verspiegelt	274x154 mm	1	**WH24941255Z**	334 542 003
Abdeckplatte Gr. 4x3 ,3x4, Glas verspiegelt	274x214 mm	1	**WH24941755Z**	334 543 003


WH24920288Z

Abdeckplatten, Edelstahl geschliffen

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Abdeckplatte Gr.1, Edelstahl geschliffen	94x94mm	1	**WH24920288Z**	334 110 003
Abdeckplatte Gr.2x1, Edelstahl geschliffen	154x94mm	1	**WH24930388Z**	334 812 003
Abdeckplatte Gr.1x2, Edelstahl geschliffen	94x154mm	1	**WH24930488Z**	334 210 003
Abdeckplatte Gr.2x2, Edelstahl geschliffen	154x154mm	1	**WH24931188Z**	334 820 003
Abdeckplatte Gr.3x1, Edelstahl geschliffen	214x94mm	1	**WH24930688Z**	334 813 003
Abdeckplatte Gr.1x3, Edelstahl geschliffen	94x214mm	1	**WH24930788Z**	334 310 003
Abdeckplatte Gr.3x2, Edelstahl geschliffen	214x154mm	1	**WH24941188Z**	334 832 003
Abdeckplatte Gr.2x3, Edelstahl geschliffen	154x214mm	1	**WH24941688Z**	334 230 003
Abdeckplatte Gr.3x3, Edelstahl geschliffen	214x214mm	1	**WH24941588Z**	334 833 003
Abdeckplatte Gr.4x1, Edelstahl geschliffen	274x94mm	1	**WH24930988Z**	334 814 003
Abdeckplatte Gr.1x4, Edelstahl geschliffen	94x274mm	1	**WH24931088Z**	334 410 003
Abdeckplatte Gr.4x2, Edelstahl geschliffen	274x154mm	1	**WH24941288Z**	334 842 003
Abdeckplatte Gr.2x4, Edelstahl geschliffen	154x274mm	1	**WH24941388Z**	334 240 003
Abdeckplatte Gr.4x3, Edelstahl geschliffen	274x214mm	1	**WH24941788Z**	334 843 003
Abdeckplatte Gr.3x4, Edelstahl geschliffen	214x274mm	1	**WH24941888Z**	334 340 003



WH24920274Z

Abdeckplatten, Aluminium nature

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Abdeckplatte Gr. 1, Aluminium natur	94x94 mm	1	**WH24920274Z**	334 411 003
Abdeckplatte Gr. 2x1, 1x2, Aluminium natur	154x94 mm	1	**WH24930374Z**	334 412 003
Abdeckplatte Gr. 2x2, Aluminium natur	154x154 mm	1	**WH24931174Z**	334 420 003
Abdeckplatte Gr. 3x1, 1x3, Aluminium natur	214x94 mm	1	**WH24930674Z**	334 413 003
Abdeckplatte Gr. 3x2, 2x3, Aluminium natur	214x154 mm	1	**WH24941174Z**	334 432 003
Abdeckplatte Gr. 3x3, Aluminium natur	214x214 mm	1	**WH24941574Z**	334 433 003
Abdeckplatte Gr. 4x1, 1x4, Aluminium natur	274x94 mm	1	**WH24930974Z**	334 414 003
Abdeckplatte Gr. 4x2, 2x4, Aluminium natur	274x154 mm	1	**WH24941274Z**	334 442 003
Abdeckplatte Gr. 4x3, 3x4, Aluminium natur	274x214 mm	1	**WH24941774Z**	334 443 003

WH24920276Z



WH24920275Z


WH24920285Z

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Abdeckplatten, Aluminium weiss				
Abdeckplatte Gr. 1, Aluminium weiss	94x94 mm	1	**WH24920276Z**	334 011 003
Abdeckplatte Gr. 2x1, 1x2, Aluminium weiss	154x94 mm	1	**WH24930376Z**	334 012 003
Abdeckplatte Gr. 2x2, Aluminium weiss	154x154 mm	1	**WH24931176Z**	334 020 003
Abdeckplatte Gr. 3x1, 1x3, Aluminium weiss	214x94 mm	1	**WH24930676Z**	334 020 003
Abdeckplatte Gr. 3x2, 2x3, Aluminium weiss	214x154 mm	1	**WH24941176Z**	334 032 003
Abdeckplatte Gr. 3x3, Aluminium weiss	214x214 mm	1	**WH24941576Z**	334 033 003
Abdeckplatte Gr. 4x1, 1x4, Aluminium weiss	274x94 mm	1	**WH24930976Z**	334 014 003
Abdeckplatte Gr. 4x2, 2x4, Aluminium weiss	274x154 mm	1	**WH24941276Z**	334 042 003
Abdeckplatte Gr. 4x3, 3x4, Aluminium weiss	274x214 mm	1	**WH24941776Z**	334 043 003
Abdeckplatten, Aluminium schwarz				
Abdeckplatte Gr. 1, Aluminium schwarz	94x94 mm	1	**WH24920275Z**	334 711 003
Abdeckplatte Gr. 2x1, 1x2, Aluminium schwarz	154x94 mm	1	**WH24930375Z**	334 712 003
Abdeckplatte Gr. 2x2, Aluminium schwarz	154x154 mm	1	**WH24931175Z**	334 720 003
Abdeckplatte Gr. 3x1, 1x3, Aluminium schwarz	214x94 mm	1	**WH24930675Z**	334 720 003
Abdeckplatte Gr. 3x2, 2x3, Aluminium schwarz	214x154 mm	1	**WH24941175Z**	334 732 003
Abdeckplatte Gr. 3x3, Aluminium schwarz	214x214 mm	1	**WH24941575Z**	334 733 003
Abdeckplatte Gr. 4x1, 1x4, Aluminium schwarz	274x94 mm	1	**WH24930975Z**	334 714 003
Abdeckplatte Gr. 4x2, 2x4, Aluminium schwarz	274x154 mm	1	**WH24941275Z**	334 742 003
Abdeckplatte Gr. 4x3, 3x4, Aluminium schwarz	274x214 mm	1	**WH24941775Z**	334 743 003
Abdeckplatten, Schiefer schwarz				
Abdeckplatte Gr.1, Schiefer schwarz	94x94mm	1	**WH24920285Z**	334 110 653
Abdeckplatte Gr.2x1, Schiefer schwarz	154x94mm	1	**WH24930385Z**	334 812 653
Abdeckplatte Gr.1x2, Schiefer schwarz	94x154mm	1	**WH24930485Z**	334 210 653
Abdeckplatte Gr.2x2, Schiefer schwarz	154x154mm	1	**WH24931185Z**	334 820 653
Abdeckplatte Gr.3x1, Schiefer schwarz	214x94mm	1	**WH24930685Z**	334 813 653
Abdeckplatte Gr.1x3, Schiefer schwarz	94x214mm	1	**WH24930785Z**	334 310 653
Abdeckplatte Gr.3x2, Schiefer schwarz	214x154mm	1	**WH24941185Z**	334 832 653
Abdeckplatte Gr.2x3, Schiefer schwarz	154x214mm	1	**WH24941685Z**	334 230 653
Abdeckplatte Gr.3x3, Schiefer schwarz	214x214mm	1	**WH24941585Z**	334 833 653
Abdeckplatte Gr.4x1, Schiefer schwarz	274x94mm	1	**WH24930985Z**	334 814 653
Abdeckplatte Gr.1x4, Schiefer schwarz	94x274mm	1	**WH24931085Z**	334 410 653
Abdeckplatte Gr.4x2, Schiefer schwarz	274x154mm	1	**WH24941285Z**	334 842 653
Abdeckplatte Gr.2x4, Schiefer schwarz	154x274mm	1	**WH24941385Z**	334 240 653
Abdeckplatte Gr.4x3, Schiefer schwarz	274x214mm	1	**WH24941785Z**	334 843 653
Abdeckplatte Gr.3x4, Schiefer schwarz	214x274mm	1	**WH24941885Z**	334 340 653

Material:
- Rahmen aus Echtmaterial Massivholz: Esche, Birnbaum, Nussbaum und Räuchereiche
- Trägerplatte aus Thermoplast
- für UP-Anwendung

▶ Seite 596



WH24920256Z

Abdeckplatten, Esche

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Abdeckplatte Gr. 1, Esche	94x94 mm	1	**WH24920256Z**	334 110 663
Abdeckplatte Gr. 2x1, 1x2, Esche	154x94 mm	1	**WH24930356Z**	334 812 663
Abdeckplatte Gr. 2x2, Esche	154x154 mm	1	**WH24931156Z**	334 820 663
Abdeckplatte Gr. 3x1, 1x3, Esche	214x94 mm	1	**WH24930656Z**	334 813 663
Abdeckplatte Gr. 3x2, 2x3, Esche	214x154 mm	1	**WH24941156Z**	334 832 663
Abdeckplatte Gr. 3x3, Esche	214x214 mm	1	**WH24941556Z**	334 833 663
Abdeckplatte Gr. 4x1, 1x4, Esche	274x94 mm	1	**WH24930956Z**	334 814 663
Abdeckplatte Gr. 4x2, 2x4, Esche	274x154 mm	1	**WH24941256Z**	334 842 663
Abdeckplatte Gr. 4x3, 3x4, Esche	274x214 mm	1	**WH24941756Z**	334 843 663



WH24920257Z

Abdeckplatten, Birnbaum

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Abdeckplatte Gr. 1, Birnbaum	94x94 mm	1	**WH24920257Z**	334 110 673
Abdeckplatte Gr. 2x1, 1x2, Birnbaum	154x94 mm	1	**WH24930357Z**	334 812 673
Abdeckplatte Gr. 2x2, Birnbaum	154x154 mm	1	**WH24931157Z**	334 820 673
Abdeckplatte Gr. 3x1, 1x3, Birnbaum	214x94 mm	1	**WH24930657Z**	334 813 673
Abdeckplatte Gr. 3x2, 2x3, Birnbaum	214x154 mm	1	**WH24941157Z**	334 832 673
Abdeckplatte Gr. 3x3, Birnbaum	214x214 mm	1	**WH24941557Z**	334 833 673
Abdeckplatte Gr. 4x1, 1x4, Birnbaum	274x94 mm	1	**WH24930957Z**	334 814 673
Abdeckplatte Gr. 4x2, 2x4, Birnbaum	274x154 mm	1	**WH24941257Z**	334 842 673
Abdeckplatte Gr. 4x3, 3x4, Birnbaum	274x214 mm	1	**WH24941757Z**	334 843 673



WH24920259Z

Abdeckplatten, Räuchereiche

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Abdeckplatte Gr. 1, Räuchereiche	94x94 mm	1	**WH24920259Z**	334 110 693
Abdeckplatte Gr. 2x1, 1x2, Räuchereiche	154x94 mm	1	**WH24930359Z**	334 812 693
Abdeckplatte Gr. 2x2, Räuchereiche	154x154 mm	1	**WH24931159Z**	334 820 693
Abdeckplatte Gr. 3x1, 1x3, Räuchereiche	214x94 mm	1	**WH24930659Z**	334 813 693
Abdeckplatte Gr. 3x2, 2x3,Räuchereiche	214x154 mm	1	**WH24941159Z**	334 832 693
Abdeckplatte Gr. 3x3, Räuchereiche	214x214 mm	1	**WH24941559Z**	334 833 693
Abdeckplatte Gr. 4x1, 1x4, Räuchereiche	274x94 mm	1	**WH24930959Z**	334 814 693
Abdeckplatte Gr. 4x2, 2x4, Räuchereiche	274x154 mm	1	**WH24941259Z**	334 842 693
Abdeckplatte Gr. 4x3, 3x4, Räuchereiche	274x214 mm	1	**WH24941759Z**	334 843 693



WH24920258Z

Abdeckplatten, Nussbaum

Bezeichnung	Grösse	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Abdeckplatte Gr. 1, Nussbaum	94x94 mm	1	**WH24920258Z**	334 110 683
Abdeckplatte Gr. 2x1, 1x2, Nussbaum	154x94 mm	1	**WH24930358Z**	334 812 683
Abdeckplatte Gr. 2x2, Nussbaum	154x154 mm	1	**WH24931158Z**	334 820 683
Abdeckplatte Gr. 3x1, 1x3, Nussbaum	214x94 mm	1	**WH24930658Z**	334 813 683
Abdeckplatte Gr. 3x2, 2x3, Nussbaum	214x154 mm	1	**WH24941158Z**	334 832 683
Abdeckplatte Gr. 3x3, Nussbaum	214x214 mm	1	**WH24941558Z**	334 833 683
Abdeckplatte Gr. 4x1, 1x4, Nussbaum	274x94 mm	1	**WH24930958Z**	334 814 683
Abdeckplatte Gr. 4x2, 2x4, Nussbaum	274x154 mm	1	**WH24941258Z**	334 842 683
Abdeckplatte Gr. 4x3, 3x4, Nussbaum	274x214 mm	1	**WH24941758Z**	334 843 683

Geräteeinbau-systeme für Brüstungskanäle



Die komplette Lösung für den Kanaleinbau im kallysto Design.

03

Seite

Einbau-Steckdosen Typ 13/23 3x Typ 13/23, Typ 15/25 Typ 13/23 3x Typ 13/23, Typ 15/25 Typ 13 und 3x Typ 13	290
Kanaleinbaudosen	302
Flachkabel-Anschlussdosen	303
Kanalblenden	305

Swiss made



Das Einbausystem für maximale Flexibilität

Strom und Daten fliessen in modernen Gebäuden flächendeckend durch Kanäle in jede Ecke.
Dafür hat Hager ein praktisches und flexibles Sortiment an modularen Einbausteckdosen entwickelt.
Diese passen optimal in die Hager Brüstungskanäle (BR-System, BR netway) und Raumsäulen DA 200.
Unsere Komponenten finden sogar in Fremdkanälen Platz, sofern diese mit Apparateschienen oder C-Schienen ausgestattet sind.



Ästhetisch und robust

Ob Sie für Ihr Netz Fertigapparate oder einzelne Komponenten benötigen, das Hager Programm lässt Ihnen die totale Freiheit.
Die Einbausteckdosen im kallysto Design sind in den vier Basisfarben Ultraweiss, Grau, Anthrazit und Schwarz sowie in Orange für Sondernetze verfügbar. Sie überzeugen durch ihre einzigartige Ästhetik.
Ihr bewährtes Konstruktionsmaterial Duroplast ist hochkratzfest, formstabil und umweltfreundlich.

Montage und Lagerhaltung leicht gemacht

Schnelle und einfache Montage sind für eine moderne Einbausteckdosenlösung ebenso wichtig wie Auswahl und Design. Die integrierte Drehverriegelung und der Schnellverschluss machen Ihnen die Arbeit einfacher.
Dosen können sogar problemlos aneinander gereiht werden, ohne einen minimalen Abstand einhalten zu müssen. Der modulare kallysto Systemaufbau sorgt mit kompletten Einbauapparaten für eine rationalisierte Lagerhaltung.



Geräteeinbausysteme für Brüstungskanäle

Kanalsysteme bringen Strom und Daten flächendeckend bis in jede Ecke. Für den ebenso flexiblen Anschluss hat Hager ein Sortiment an modularen Einbausteckdosen im kallysto Design entwickelt, welche optimal in Brüstungskanäle passen.

Innovative Steck- und Rasttechniken ermöglichen eine schnelle und einfache Montage. Ob Fertigapparate oder einzelne Komponenten, das Hager Programm lässt Ihnen die totale Freiheit.




Vorteile:

- Optimale Abstimmung aller Komponenten auf die Hager Kanäle; Verwendung auch für Kanäle anderer Hersteller möglich
- Schnelle und einfache Montage mit und ohne Flachbandkabel - / Rundkabelanschluss
- Leicht zu reinigendes, halogenfreies und kratzfestes Oberflächenmaterial
- Edle Optik, die sich einheitlich durch das gesamte kallysto Sortiment zieht
- Verschiedene Apparate können ohne Kanalzwischenstück aneinander gereiht werden

Technische Merkmale:

- 5 Farben:
  Verkehrsweiss (RAL 9016),
  Lichtgrau (RAL 7035),
  Anthrazit (RAL 7024) und
  Schwarz (RAL 9005) sowie
  Orange für Sondernetze (ähnlich RAL 2004)
- Kallysto Blenden aus Duroplast
- Modularblenden aus Thermoplast

Expert tips




01

Standard-Kanäle
Die komplette Kanaldose besteht aus Einbaudose, Steckdose, Anschluss-kabel und Blende.



02

Standard-Kanäle
Die Einbautiefe der Einbau-dosen ist standardmässig an die Hager Kanäle angepasst.




03

Standard-Kanäle
Die Kanaleinbaudose pris-amobile wird für Kanäle mit 120 mm Oberteilen benötigt und ist zudem noch höhen-verstellbar.



04


Frontrastende Kanäle
Bei den frontrastenden Kanälen mit einem 80 mm Oberteil kommt die Hager Einbaudose GLT4001CH zum Einsatz.



05

Modularblenden
Die neuen Kanalblenden sind modular anreihbar. Es gibt diese in 3 Farben und sind mit / ohne Beschriftungsfeld verfügbar.

Ein modularer Systemaufbau



Vorteile:

- Komplettreferenz mit Einbaudose, Steckdose und Anschlusskabel
- Sichere Funktion und harmonisches Design
- Kein minimaler Abstand zwischen den Einbaudosen erforderlich
- Einbautiefe der Einbaudosen standardmässig an Hager Kanäle angepasst

Technische Merkmale:

- Montage auf C-Schiene und Apparateschiene möglich
- Feder zur Arretierung der Höhenverstellung 47 bis 75 mm (mit Aufsatzrahmen 100 mm)
- Für Flachkabel Technofil und power
- Modularer Systemaufbau

Expert tips




01

Vormontiert
Die Steckdosen werden mit Anschlusskabel und in der Einbaudose vormontiert. Die Blende sind separat zu bestellen.




02

Platzsparend
Praktisch:
Es ist kein Minimalabstand zwischen den Einbaudosen erforderlich.



03

Einbautiefe für Hager Kanäle
Die Einbautiefe der Einbaudosen ist standardmässig an die Hager Kanäle angepasst.




04

Anpassungsfähig
Die Montage ist sowohl auf C-Schiene als auch auf Apparateschiene möglich. Die Kanaleinbaudose prisamobile wird für Kanäle mit 120 mm Oberteilen benötigt und ist zudem noch höhenverstellbar.




05

Praktisch
Eine Feder erleichtert die Arretierung der Höhenverstellung 47 bis 75 mm (mit Aufsatzrahmen 100 mm).



06

Anschluss
Für Flachkabel Technofil und power.



07

Modularer Systemaufbau
Der modulare kallysto Systemaufbau sorgt mit kompletten Einbauapparaten für eine rationalisierte Lagerhaltung.




08

Made in Switzerland
Die Hager Entwicklungs- und Produktionsstätte am Hauptsitz in Emmenbrücke garantiert Ihnen hochstehende Qualität.

Ein modularer Systemaufbau

Schritt 1: Kabel abmanteln
Das Rundkabel 3 oder 5 x 1.5 - 2.5 mm² wird an der gewünschten Stelle auf einer Länge von 80 mm abgemantelt.
Schritt 2: Leiter einlegen
Die freigelegten Leiter werden in der im Adapter gekennzeichneten Reihenfolge eingelegt.
Schritt 3: Kontaktieren
Der Beschaltungsdeckel wird eingesetzt und niedergedrückt bis er einrastet. Die Kontaktierung erfogt durch bewährte IDC-Schneidklemmentechnik.

Schritt 4: Adapterhaube aufsetzen
Die Adapterhaube wird über den Adapter geschoben bis sie einrastet. Die transparente Haube erlaubt jederzeit eine optische Kontrolle der Beschaltung.
Schritt 5: Kabelabgang anschliessen
An der Steckbuchse kann nur der gewünschte Verbraucher angeschlossen werden. Die integrierte Verriegelung verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Steckverbindung. Farbmarkierungen am Stecker kennzeichen die Phasenbelegung.



Vorteile:

- Komplettreferenz mit Einbaudose, Steckdose und Blende
- Zeiteinsparung bei der Montage
- Kein minimaler Abstand zwischen den Einbaudosen erforderlich
- Einbautiefe der Einbaudosen standardmässig an Hager Kanäle angepasst
- Sichere Funktion und harmonisches Design

Technische Merkmale:

- Montage auf C-Schiene und Apparateschiene möglich
- Feder zur Arretierung der Höhenverstellung 47 bis 75 mm (mit Aufsatzrahmen 100 mm)
- Für Rundkabel
- Modularer Systemaufbau

Expert tips




01

Komplettreferenz
Die Geräte sind als Komplettreferenz mit Einbaudose, Steckdose und Blende erhältlich.




02

Platzsparend
Praktisch: Es ist kein Minimalabstand zwischen den Einbaudosen erforderlich.



03

Einbautiefe für Hager Kanäle
Die Einbautiefe der Einbaudosen ist standardmässig an die Hager Kanäle angepasst.




04

Anpassungsfähig
Die Montage ist sowohl auf C-Schiene als auch auf Apparateschiene möglich.




05

Praktisch
Eine Feder erleichtert die Arretierung der Höhenverstellung 47 bis 75 mm (mit Aufsatzrahmen 100 mm).



06

Anschluss
Für Rundkabel.



07

Modularer Systemaufbau
Der modulare kallysto Systemaufbau sorgt mit kompletten Einbauapparaten für eine rationalisierte Lagerhaltung.




08

Made in Switzerland
Die Hager Entwicklungs- und Produktionsstätte am Hauptsitz in Emmenbrücke garantiert Ihnen hochstehende Qualität.


kallysto: Systemaufbau für Kanaleinbau frontrastend / C-Profil*

F: Einsatz mit Befestigungsplatte ohne Front



WH106453F
657 083 793

Flachkabel-Anschlussdose Technofil



WH109623Z
150 073 113


oder mit:
- Flachkabel-Anschlussdose Power
- Rundkabelanschlussdose

* für Kanäle mit 120mm Oberteil wird eine spezielle Blende benötigt. ▶ Seite 305

Technische Änderungen vorbehalten


Fronten separat bestellen

K: Einsatz mit Befestigungsplatte für Kanaleinbau (mit Anschlussdose)




WH227301K
753 581 793

C-Profil Kanaleinbaudose*



WH397410Z
372 903 323

TG: Apparat mit Einbaudose G3 und Anschlussdose



WH227301TG
753 031 793

Kanaleinbaudose Frontrastend



GLT4001CH
127 589 292

T: Apparat mit Einbaudose Frontrastend und Anschlussdose



WH227301T
753 903 793

Material:
- Steckdosenfront und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- Modularblende 60x60 mm, ABS halogenfrei
- mit Einbaudose GLT4001CH
- Modularblende aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder mit Flach- oder Rund-Kabelanschlussdose







Bezeichnung 10 A 250 V~	**Apparat ohne Frontset** mit Flachkabeladapter Woertz Technofil		**Apparat ohne Frontset** mit Flachkabeladapter Woertz Power		**Apparat ohne Frontset** mit Rundkabeladapter R&M	
	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Einfachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L1	**WH226801T**	753 103 793	**WH226811T**	753 133 793	**WH226821T**	753 163 793
Einfachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L2	**WH226802T**	753 113 793	**WH226812T**	753 143 793	**WH226822T**	753 173 793
Einfachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L3	**WH226803T**	753 123 793	**WH226813T**	753 153 793	**WH226823T**	753 183 793
Zweifachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L1	**WH227101T**	753 603 793	**WH227111T**	753 633 793	**WH227121T**	753 663 793
Zweifachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L2	**WH227102T**	753 613 793	**WH227112T**	753 633 793	**WH227122T**	753 673 793
Zweifachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L3	**WH227103T**	753 623 793	**WH227113T**	753 633 793	**WH227123T**	753 673 793

Einbau-Steckdosen frontrastend Typ 13/23 für Kanäle mit 80mm Oberteil

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 596





Frontset zu Steckdosen Typ 13 und 23		Farbe	**Frontset bestehend aus** Blende GR0800CH und Steckdosen-Front **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Frontset bestehend aus** Blende mit Beschriftungsfeld GR0802CH und Steckdosen-Front **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
1x Typ 13			**WH22580300G**	378 572 003	**WH22580400G**	378 580 003
			WH22580303G	378 572 033	**WH22580403G**	378 580 033
			WH22580305G	378 572 053	**WH22580405G**	378 580 053
1x Typ 23			**WH22585300G**	378 573 003	**WH22585400G**	378 581 003
			WH22585303G	378 573 033	**WH22585403G**	378 581 033
			WH22585305G	378 573 053	**WH22585405G**	378 581 053
2x Typ 13			**WH22620300G**	378 576 003	**WH22620400G**	378 584 003
			WH22620303G	378 576 033	**WH22620403G**	378 584 033
			WH22620305G	378 576 053	**WH22620405G**	378 584 053
2x Typ 23			**WH22625300G**	378 577 003	**WH22625400G**	378 585 003
			WH22625303G	378 577 033	**WH22625403G**	378 585 033
			WH22625305G	378 577 053	**WH22625405G**	378 585 053


kallysto Einbau-Steckdosen
frontrastend 3x Typ 13/23, Typ 15/25, für Kanäle mit 80mm Oberteil

Material:
- Steckdosenfront aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- Modularblende 60x60 mm, ABS halogenfrei
- mit Einbaudose GLT4001CH
- Modularblende aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder mit Flach- oder Rund-Kabelanschlussdose







Bezeichnung 10 A 250 V~	**Apparat ohne Frontset** mit Flachkabeladapter Woertz Technofil		**Apparat ohne Frontset** mit Flachkabeladapter Woertz Power		**Apparat ohne Frontset** mit Rundkabeladapter und Anschlussdose R&M	
	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Dreifachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L1	**WH227301T**	753 903 793	**WH227311T**	753 933 793	**WH227321T**	753 963 793
Dreifachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L2	**WH227302T**	753 913 793	**WH227312T**	753 943 793	**WH227322T**	753 973 793
Dreifachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L3	**WH227303T**	753 923 793	**WH227313T**	753 953 793	**WH227323T**	753 983 793







	Apparat ohne Frontset mit Flachkabeladapter Woertz Technofil		**Apparat ohne Frontset** mit Flachkabeladapter Woertz Power		**Apparat ohne Frontset** mit Rundkabeladapter R&M	
	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Steckdose Typ 15/25 **mit Steckklemmen**	**WH228921T**	555 103 793	**WH228924T**	555 133 793	**WH228927T**	555 163 793

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 596





Frontset zu Steckdosen Typ 13 und 23		**Frontset bestehend aus** Blende GR0800CH und Steckdosen-Front		**Frontset bestehend aus** Blende mit Beschriftungsfeld GR0802CH und Steckdosen-Front	
	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
3x Typ 13		**WH22640300G**	378 578 003	**WH22640400G**	378 586 003
		WH22640303G	378 578 033	**WH22640403G**	378 586 033
		WH22640305G	378 578 053	**WH22640405G**	378 586 053
3x Typ 23		**WH22645300G**	378 579 003	**WH22645400G**	378 587 003
		WH22645303G	378 579 033	**WH22645403G**	378 587 033
		WH22645305G	378 579 053	**WH22645405G**	378 587 053





Frontset zu Steckdosen Typ 15 und 25		**Frontset bestehend aus** Blende GR0800CH und Steckdosen-Front		**Frontset bestehend aus** Blende mit Beschriftungsfeld GR0802CH und Steckdosen-Front	
	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Typ 15		**WH22593200G**	378 574 003	**WH22593300G**	378 582 003
		WH22593203G	378 574 033	**WH22593303G**	378 582 033
		WH22593205G	378 574 053	**WH22593305G**	378 582 053
Typ 25		**WH22596200G**	378 575 003	**WH22596300G**	378 583 003
		WH22596203G	378 575 033	**WH22596303G**	378 583 033
		WH22596205G	378 575 053	**WH22596305G**	378 583 053

Material:
- Steckdosenfront und Blende aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- mit Einbaudose G3

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder mit Flach- oder Rund-Kabelanschlussdose







Bezeichnung 10 A 250 V~	**Apparat ohne Frontset** mit Flachkabeladapter Woertz Technofil		**Apparat ohne Frontset** mit Flachkabeladapter Woertz Power		**Apparat ohne Frontset** mit Rundkabeladapter und Anschlussdose R&M	
	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Einfachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L1	**WH226801TG**	753 011 793	**WH226811TG**	753 014 793	**WH226821TG**	753 017 793
Einfachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L2	**WH226802TG**	753 012 793	**WH226812TG**	753 015 793	**WH226822TG**	753 018 793
Einfachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L3	**WH226803TG**	753 013 793	**WH226812TG**	753 016 793	**WH226823TG**	753 019 793
Zweifachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L1	**WH227101TG**	753 021 793	**WH227111TG**	753 024 793	**WH227121TG**	753 027 793
Zweifachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L2	**WH227102TG**	753 022 793	**WH227112TG**	753 025 793	**WH227122TG**	753 028 793
Zweifachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L3	**WH227103TG**	753 023 793	**WH227113TG**	753 026 793	**WH227123TG**	753 029 793

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Orange, RAL 2004: 06
Farben ähnlich RAL-Tönen.





Frontset zu Steckdosen Typ 13 und 23

Frontset bestehend aus
Schnapp-Blende WH229203xxZ und Steckdosen-Front


Frontset bestehend aus
Schraub-Blende WH229202xxZ und Steckdosen-Front


		Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
1x Typ 13			**WH22580600G**	378 826 003	**WH22580500G**	378 588 003
			WH22580603G	378 826 033	**WH22580503G**	378 588 033
			WH22580605G	378 826 953	**WH22580505G**	378 588 953
			WH22580606G	378 826 063	**WH22580506G**	378 588 063
1x Typ 23			**WH22585600G**	378 827 003	**WH22585500G**	378 589 003
			WH22585603G	378 827 033	**WH22585503G**	378 589 033
			WH22585605G	378 827 953	**WH22585505G**	378 589 953
			WH22585606G	378 827 063	**WH22585506G**	378 589 063
2x Typ 13			**WH22620600G**	378 830 003	**WH22620500G**	378 592 003
			WH22620603G	378 830 033	**WH22620503G**	378 592 033
			WH22620605G	378 830 953	**WH22620505G**	378 592 953
			WH22620606G	378 830 063	**WH22620506G**	378 592 063
2x Typ 23			**WH22625600G**	378 831 003	**WH22625500G**	378 593 003
			WH22625603G	378 831 033	**WH22625503G**	378 593 033
			WH22625605G	378 831 953	**WH22625505G**	378 593 953
			WH22625606G	378 831 063	**WH22625506G**	378 593 063


kallysto Einbau-Steckdosen
für C-Profil 3x Typ 13/23, Typ 15/25, für Kanäle mit 80mm Oberteil

Material:
- Steckdosenfront und Blende aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- mit Einbaudose G3

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder mit Flach- oder Rund-Kabelanschlussdose








Bezeichnung 10 A 250 V~	**Apparat ohne Frontset** mit Flachkabeladapter Woertz Technofil		**Apparat ohne Frontset** mit Flachkabeladapter Woertz Power		**Apparat ohne Frontset** mit Rundkabeladapter und Anschlussdose R&M	
	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Dreifachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L1	**WH227301TG**	753 031 793	**WH227311TG**	753 034 793	**WH227321TG**	753 037 793
Dreifachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L2	**WH227302TG**	753 032 793	**WH227312TG**	753 035 793	**WH227322TG**	753 038 793
Dreifachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L3	**WH227303TG**	753 033 793	**WH227313TG**	753 036 793	**WH227323TG**	753 039 793







	Apparat ohne Frontset mit Flachkabeladapter Woertz Technofil		**Apparat ohne Frontset** mit Flachkabeladapter Woertz Power		**Apparat ohne Frontset** mit Rundkabeladapter R&M	
	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Steckdose Typ 15/25 **mit Steckklemmen**	**WH228921TG**	555 011 793	**WH228924TG**	555 014 793	**WH228927TG**	555 017 793

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Orange, RAL 2004: 06
Farben ähnlich RAL-Tönen.





Frontset zu Steckdosen Typ 13 und 23

Frontset bestehend aus
Schnapp-Blende WH229203xxZ
und Steckdosen-Front

Frontset bestehend aus
Schraub-Blende WH229202xxZ
und Steckdosen-Front

		Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
3x Typ 13			**WH22640600G**	378 832 003	**WH22640500G**	378 594 003
			WH22640603G	378 832 033	**WH22640503G**	378 594 033
			WH22640605G	378 832 953	**WH22640505G**	378 594 953
			WH22640606G	378 832 063	**WH22640506G**	378 594 063
3x Typ 23			**WH22645600G**	378 833 003	**WH22645500G**	378 595 003
			WH22645603G	378 833 033	**WH22645503G**	378 595 033
			WH22645605G	378 833 953	**WH22645505G**	378 595 953
			WH22645606G	378 833 063	**WH22645506G**	378 595 063





Frontset zu Steckdosen Typ 15 und 25

Frontset bestehend aus
Schnapp-Blende WH229203xxZ
und Steckdosen-Front

Frontset bestehend aus
Schraub-Blende WH229202xxZ
und Steckdosen-Front

		Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Typ 15			**WH22593500G**	378 828 003	**WH22593400G**	378 590 003
			WH22593503G	378 828 033	**WH22593403G**	378 590 033
			WH22593505G	378 828 953	**WH22593405G**	378 590 953
			WH22593506G	378 828 063	**WH22593406G**	378 590 063
Typ 25			**WH22596500G**	378 829 003	**WH22596400G**	378 591 003
			WH22596503G	378 829 033	**WH22596403G**	378 591 033
			WH22596505G	378 829 953	**WH22596405G**	378 591 953
			WH22596506G	378 829 063	**WH22596406G**	378 591 063

Material:
- Steckdosenfront und Blende aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- mit Befestigungsplatte 77x77mm

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder mit Flach- oder Rund-Kabelanschlussdose







Bezeichnung 10 A 250 V~	**Apparat ohne Front** mit Flachkabeladapter Woertz Technofil		**Apparat ohne Front** mit Flachkabeladapter Woertz Power		**Apparat ohne Front** mit Rundkabeladapter und Anschlussdose R&M	
	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Einfachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L1	**WH226801K**	753 551 793	**WH226811K**	753 046 793	**WH226821K**	753 423 793
Einfachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L2	**WH226802K**	753 552 793	**WH226812K**	753 047 793	**WH226822K**	753 424 793
Einfachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L3	**WH226803K**	753 553 793	**WH226813K**	753 595 793	**WH226823K**	753 425 793
Zweifachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L1	**WH227101K**	753 575 793	**WH227111K**	753 595 793	**WH227121K**	753 944 793
Zweifachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L2	**WH227102K**	753 576 793	**WH227112K**	753 596 793	**WH227122K**	753 945 793
Zweifachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L3	**WH227103K**	753 577 793	**WH227113K**	753 597 793	**WH227123K**	753 946 793

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Orange, RAL 2004: 06
Farben ähnlich RAL-Tönen.




Frontset zu Steckdosen Typ 13 und 23


Frontplatte

		Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
1x Typ 13			**WH20580300H**	378 303 003
			WH20580303H	378 303 033
			WH20580305H	378 303 953
			WH20580306H	378 303 963
1x Typ 23			**WH20585300H**	378 304 003
			WH20585303H	378 304 033
			WH20585305H	378 304 953
			WH20585306H	378 304 063
2x Typ 13			**WH20620300H**	378 314 003
			WH20620303H	378 314 033
			WH20620305H	378 314 953
			WH20620306H	378 314 063
2x Typ 23			**WH20625300H**	378 384 003
			WH20625303H	378 384 033
			WH20625305H	378 384 953
			WH20625306H	378 384 063

Material:
- Steckdosenfront und Blende aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- mit Befestigungsplatte 77x77mm

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder mit Flach- oder Rund-Kabelanschlussdose







Bezeichnung 10 A 250 V~	**Apparat ohne Front** mit Flachkabeladapter Woertz Technofil		**Apparat ohne Front** mit Flachkabeladapter Woertz Power		**Apparat ohne Front** mit Rundkabeladapter und Anschlussdose R&M	
	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Dreifachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L1	**WH227301K**	753 581 793	**WH227311K**	753 071 793	**WH227321K**	753 426 793
Dreifachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L2	**WH227302K**	753 582 793	**WH227312K**	753 072 793	**WH227322K**	753 427 793
Dreifachsteckdose Typ 13/23 - Anschluss auf L3	**WH227303K**	753 583 793	**WH227313K**	753 073 793	**WH227323K**	753 428 793







	Apparat ohne Front mit Flachkabeladapter Woertz Technofil		**Apparat ohne Front** mit Flachkabeladapter Woertz Power		**Apparat ohne Front** mit Rundkabeladapter R&M	
	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Steckdose Typ 15/25 **mit Steckklemmen**	**WH228921K**	555 300 793	**WH228924K**	555 332 793	**WH228927K**	753 314 793

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Orange, RAL 2004: 06
Farben ähnlich RAL-Tönen.



Frontset zu Steckdosen Typ 13 und 23

Frontplatte

		Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
3x Typ 13			**WH20640300H**	378 322 003
			WH20640303H	378 322 033
			WH20640305H	378 322 953
			WH20640306H	378 322 063
3x Typ 23			**WH20645300H**	378 633 003
			WH20645303H	378 633 033
			WH20645305H	378 633 953
			WH20645306H	378 633 063







Frontset zu Steckdosen Typ 15 und 25

Frontplatte


		Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Typ 15			**WH20593200H**	378 821 003
			WH20593203H	378 821 033
			WH20593205H	378 821 953
			WH20593206H	378 821 063
Typ 25			**WH20596200H**	378 823 003
			WH20596203H	378 823 033
			WH20596205H	378 823 953
			WH20596206H	378 823 063

Material:
- Einbaudosen: Thermoplast halogenfrei

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH397410Z	**prisamobile G3** - mit integriertem Berührungsschutz, Drehverriegelungen und SNAP-Befestigung; höheneinstellbar von 47 bis 75 mm - Kanaleinbaudose für alle tehalit.BR und tehalit.BR netway Kanäle, ausser tehalit.BRS frontrastend prisamobile G3	1	**WH397410Z**	372 903 323
 WH397411Z	**prisamobile G3** - mit integriertem Berührungsschutz, Drehverriegelungen und SNAP-Befestigung; höheneinstellbar von 72 bis 100 mm (inkl. Aufsatzrahmen) prisamobile G3	1	**WH397411Z**	372 903 333
 WH397412Z	**Aufsatzrahmen für prisamobile G3, 25 mm** - für WH397410Z Aufsatzrahmen für prisamobile G3, 25 mm	1	**WH397412Z**	372 903 423
 GLT4001CH	**Hager Einbaudose frontrastend** - Verfügbar ab Dezember 2021 - Kanaleinbaudose für frontrastende Kanäle (80mm Oberteil) - für Blende modular - horizontaler und vertikaler Geräteeinbau möglich - Fixieren und leichtes Umpositionieren durch mechanische Verriegelung Hager Einbaudose frontrastend	1	**GLT4001CH**	127 589 292
 M5861	**Zugsentlastung für Gerätedose** Zugsentlastung für FLF Gerätedose	1	**M5861**	127 591 092

Material:
- Einbaudosen: Thermoplast halogenfrei

Anschluss:
- Schraubklemmen




WH109623Z

Flachkabel-Anschlussdosen 10 A
für Woertz Technofil

- 5 x 2,5 mm²
- halogenfrei
- Drahtenden verdichtet
- Länge 300 mm

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Flachkabel L1-N-PE (3 x 2,5 mm²)	1	**WH109623Z**	150 073 113
Flachkabel L2-N-PE (3 x 2,5 mm²)	1	**WH109624Z**	150 073 123
Flachkabel L3-N-PE (3 x 2,5 mm²)	1	**WH109625Z**	150 073 133
Flachkabel L1-L2-L3-N-PE (5 x 2,5 mm²)	1	**WH109626Z**	150 075 123




WH107723Z

Flachkabel-Anschlussdosen 16 A
für Woertz power

- 5 x 2,5 mm²
- halogenfrei
- Drahtenden verdichtet
- Länge 300 mm

Flachkabel L1-N-PE (3 x 2,5 mm²)	1	**WH107723Z**	150 073 143
Flachkabel L2-N-PE (3 x 2,5 mm²)	1	**WH107724Z**	150 073 153
Flachkabel L3-N-PE (3 x 2,5 mm²)	1	**WH107725Z**	150 073 163
Flachkabel L1-L2-L3-N-PE (5 x 2,5 mm²)	1	**WH107726Z**	150 075 103



WH109621Z

Mehrpreis für zusätzliche Kabellänge

Kabellänge + 300 mm für Kabel (3 x 2,5 mm²)	1	**WH109621Z**	150 823 113
Kabellänge + 300 mm für Kabel (5 x 2,5 mm²)	1	**WH109622Z**	150 825 113

Material:
- Einbaudosen: Thermoplast halogenfrei

Anschluss:
- Schraubklemmen



WH397704Z

Rundkabel-Anschlussdosen 10 A

- 5 x 1,5 mm²
- halogenfrei
- Drahtenden verdichtet
- Länge 450 mm

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Rundkabel L1-N-PE (3 x 1,5 mm²)	1	**WH397704Z**	150 833 113
Rundkabel L2-N-PE (3 x 1,5 mm²)	1	**WH397705Z**	150 833 123
Rundkabel L3-N-PE (3 x 1,5 mm²)	1	**WH397706Z**	150 833 133
Rundkabel L1-L2-L3-N-PE (5 x 1,5 mm²)	1	**WH397708Z**	150 835 113



WH397711Z

Rundkabel-Anschlussdosen 16 A

- 5 x 2,5 mm²
- halogenfrei
- Drahtenden verdichtet
- Länge 450 mm


Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Rundkabel L1-N-PE (3 x 2,5 mm²)	1	**WH397711Z**	150 843 113
Rundkabel L2-N-PE (3 x 2,5 mm²)	1	**WH397712Z**	150 843 123
Rundkabel L3-N-PE (3 x 2,5 mm²)	1	**WH397713Z**	150 843 133
Rundkabel L1-L2-L3-N-PE (5 x 2,5 mm²)	1	**WH397715Z**	150 845 113



WH397703Z

Werkzeug für Abisolierung

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Werkzeug für Abisolierung R451516	1	**WH397703Z**	983 050 184



WH397709Z

Mehrpreis für zusätzliche Kabellänge


Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Kabellänge + 300 mm für Kabel (3 x 1,5 mm²)	1	**WH397709Z**	150 833 153
Kabellänge + 300 mm für Kabel (5 x 1,5 mm²)	1	**WH397710Z**	150 843 153

Material:
- Blende kallysto: Duroplast halogenfrei

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Grau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Orange, RAL 2004: 06
Farben ähnlich RAL-Tönen .

(kallysto.line Typ 13 für Sondernetze, parallel und ohne Kinderschutz)

▶ Seite 596




WH22920300Z

Blende kallysto

- mit Schnapper 80 x 100
- für prisamobile G3
- BR und BR netway ausser BRS

Bezeichnung	Oberteilbreite	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Blende kallysto mit Schnapper, Ultraweiss	80 mm	1	**WH22920300Z**	334 902 003
Blende kallysto mit Schnapper, Grau	80 mm	1	**WH22920303Z**	334 902 033
Blende kallysto mit Schnapper, Anthrazit	80 mm	1	**WH22920304Z**	334 902 043
Blende kallysto mit Schnapper, Schwarz	80 mm	1	**WH22920305Z**	334 902 953
Blende kallysto mit Schnapper, Orange	80 mm	1	**WH22920306Z**	334 902 963



WH22920200Z


Blende kallysto

- zum Schrauben 80 x 100
- für alle Einbaudosen
- BR und BR netway
- Ecoline

Bezeichnung	Oberteilbreite	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Blende kallysto, Ultraweiss	80 mm	1	**WH22920200Z**	334 901 003
Blende kallysto, Grau	80 mm	1	**WH22920203Z**	334 901 033
Blende kallysto, Anthrazit	80 mm	1	**WH22920204Z**	334 901 043
Blende kallysto, Schwarz	80 mm	1	**WH22920205Z**	334 901 953
Blende kallysto, Orange	80 mm	1	**WH22920206Z**	334 901 963

Material:
ABS halogenfrei


▶ Seite 596



GR0800CH00

Modularblende 60x60 mm, ABS halogenfrei
- Blende modular mit 2 steckbaren Seitenkaschierungen
- schnittkaschierend
- für Kanäle mit 80mm Oberteil und frontrastender Einbaudose

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Modularblende 60x60, verkehrsweiss	1	**GR0800CH00**	334 912 103
Modularblende 60x60, lichtgrau	1	**GR0800CH03**	334 912 133
Modularblende 60x60, schwarz	1	**GR0800CH05**	334 912 153



GR0802CH00

Modularblende 60x60 mm mit Beschriftungsfeld, ABS halogenfrei
- Blende modular mit 2 steckbaren Seitenkaschierungen
- mit Beschriftungsfeld
- schnittkaschierend
- für Kanäle mit 80mm Oberteil und frontrastender Einbaudose

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Modularblende 60x60 mit Beschriftungsfeld, verkehrsweiss	1	**GR0802CH00**	334 912 403
Modularblende 60x60 mit Beschriftungsfeld, lichtgrau	1	**GR0802CH03**	334 912 433
Modularblende 60x60 mit Beschriftungsfeld, schwarz	1	**GR0802CH05**	334 912 453

origin Schalter und Steckdosen



Mit origin führen wir das traditionelle Amacher- und basico-Design in einer klaren, harmonischen Formsprache weiter. Die einheitliche Durchmesserdimension sorgt für ästhetische Schalterkombinationen und wurde im Dialog mit Schweizer Architekt:innen entwickelt. Fokussiert auf das Wesentliche, schafft origin Raum für maximale Gestaltungsfreiheit – entwickelt und hergestellt in der Schweiz.

04

	Seite
Druckschalter/-taster unbeleuchtet, beleuchtet	316
LED Leuchtpatronen	324
Steckdosen Typ 13 -15 - 23 - 25	326
Steckdosen Typ 13 - 23 mit FI-Schutz	344
Kleinkombinationen mit Steckdose Typ 13	348
UP/AP-Kombinationen Grösse I + I	360
Drehschalter	362
Schlüsseldrehschalter mit/ohne Zylinder	366
Storenschalter/-taster	374
Drehdimmer, Drehzahlsteller	378
Raumtemperaturregler	382
Bewegungsmelder, Sonnerie	386
USB-Ladesteckdose	396
KNX Multifunktionstaster	402
Kommunikation RJ45, DSL, Y-Kabel	412
TV-/Radio- und Sat-Dosen	416
Multimediadosen HMS mit 2- und 3-Loch Breitband TV-/Radio- und Sat-Dose	424
HMS - Basismodul - Einsätze und Zubehör	432
media Steckdosen, Montageset für Keystone und Multimedia-Module	442
Multimedia-Module, Montageset	448
Befestigungs-/Abdeckplatten	451
Kombinations-Kopfzeile	457
BOMI AP Steckdose Typ 13, kompakt BOMI	460
BOMI AP Steckdose Typ 23, kompakt BOMI	461
Ersatz-Teile basico	462

Swiss made



Eine neue Dimension von Einheit

Für Installateur:innen bedeutet origin eine deutliche Vereinfachung im Arbeitsalltag. Die Konzentration auf eine einzige Durchmesserdimension und die vergrösserte Abdeckung von 92 × 92 mm ermöglichen mehr Flexibilität bei der Installation. Das optimierte Sortiment mit quickconnect-Stecktechnik, 45°-Anschlüssen und vereinheitlichter Schaltmechanik erleichtert die Montage erheblich.



1 Komplettsortiment für alle Funktionen

Die origin-Linie bietet ein umfassendes Sortiment: Schalter, Steckdosen, Drehdimmer, Raumthermostate mit Drehrad, USB- und Datensteckdosen, Taster, Orientierungsleuchten (in fünf Farben) sowie Lösungen für Sondernetze.

2 Beständiger Werkstoff

Die origin-Linie ist aus Duroplast. Dieser Kunststoff gehört zur Familie der Aminoplaste, die ihren Ursprung in erneuerbaren und natürlichen Quellen haben. Duroplast besitzt eine angenehme Oberflächenqualität und ist hochkratzfest. Ausserdem zeichnet sich das Material durch eine antibakterielle Wirkung aus, was vor allem für Krankenhäuser und Pflegeheime interessant ist. Es ist halogenfrei sowie absolut formstabil und farbecht. Die Abdeckungen von origin sind ausserdem säuren- und laugenbeständig und lassen sich sehr leicht reinigen.


3 Klare Optik

Die origin Schalter und Steckdosen sind in den zwei am meisten verwendeten Standardfarben Schwarz und Weiss erhältlich. Für Sondernetze gibt es origin Steckdosen in Orange.
Die klare Linienführung verleiht origin sein zeitloses Design, das durchgehend sowohl in Unterputz als auch in Aufputz erhältlich ist.





Funktionalität und zeitloses Design origin, die universale Lösung




Vorteile:

- quickconnect Stecktechnik mit Anschlüssen in 45°
- Einheitliche Schaltmechanik für kallysto, origin und FLF
- Montage mit Kreuz- und Schlitzschraubenzieher
- Orientierungsleuchte und Kontrolleuchten mit LED (5 Farben)
- Abdeckplatten durchgängig für Kombinationen bis Grösse 3x3 und 4x2

Technische Merkmale:


- Material:
  Frontset und Gehäuse: Duroplast, Glanz (hochkratzfest, UV-stabil, einfache Reinigung, sehr gute chemische Beständigkeit, halogenfrei, antistatisch und antibakteriell)
- Apparat/LED: Thermoplast
- Anschluss: quickconnect T-Draht
- LED: 230 V AC oder Multispannung 12-60 V (AC/DC)

Expert tips




01

Nur 1 Bohrung
Alle Apparate können in die Bohrung 58mm montiert werden.



02

Sehr viel Platz
Dank der schlanken Konstruktion des Mechanismus wird viel Platz für die Verdrahtung frei: optimal sowohl für den Neubau als auch für Umbauten und Renovationen.



03

Bewährte Stecktechnik
quickconnect und der konische Klemmeneingang mit 45° Winkel ermöglichen einen schnellen und leichten Anschluss. An jeden Schaltkontakt können bis zu zwei Drähte angebracht werden.



04

Umfassende Funktionen
Hager bietet Ihnen mehr: Auch Raumthermostate und Kleinkombinationen mit USB Typ C-C und Steckdose sind bei origin erhältlich.



05

Duroplast
Halogenfrei, hochkratzfest und sowohl gegen UV-Strahlen als auch gegen chemische Stoffe gewappnet. Zudem punktet der Kunststoff mit antibakterieller Wirkung gemäss ISO 22196:2011. Dies macht die origin Schalter und Steckdosen vor allem für Krankenhäuser und Pflegeheime interessant.




06

Made in Switzerland
Die Hager Entwicklungs- und Produktionsstätte am Hauptsitz in Emmenbrücke garantiert Ihnen hochstehende Qualität.


origin
Ein modularer Systemaufbau

F: Einsatz (design- und farbneutral)




WH 10 11 01 E
226 317 003

Z: Befestigungsplatte




WH 10 95 01 82 Z
376 163 003

H: Front /Fronset



WH 15 22 01 00 H
377 100 403

F: Einsatz mit Befestigungsplatte (Design- und Farbneutral)



WH 10 11 01 F
226 319 003

Technische Änderungen vorbehalten

A: Einsatz für Kombinationen



WH 15 11 01 00 A
326 046 003


origin

B: Einsatz mit Befestigungsplatte



WH 15 11 01 00 B
326 043 003

Z: Abdeckplatte



WH15920200Z
374 500 003

C: Komplett-Apparat Umterputz (UP)



WH15110100C
326 040 003

Q: AP-Gehäuse mit Montagerahmen



WH15923500Q
282 030 003

Q: Komplett-Apparat Aufputz (AP)



WH15110100Q
326 041 003

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- Frontscheibe für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20







Bezeichnung 10 A 250 V~	Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Druckschalter **Schema 3** Einbautiefe 31 mm	▭	**WH15110100C**	326 040 003	**WH15110100A**	326 046 003	**WH15110100B**	326 043 003
	■	**WH15110105C**	326 040 053	**WH15110105A**	326 046 053	**WH15110105B**	326 043 053
Druckschalter **Schema 6** Einbautiefe 34 mm	▭	**WH15120300C**	326 060 003	**WH15120300A**	326 066 003	**WH15120300B**	326 063 003
	■	**WH15120305C**	326 060 053	**WH15120305A**	326 066 053	**WH15120305B**	326 063 053
Drucktaster Einbautiefe 31 mm	▭	**WH15130100C**	354 300 003	**WH15130100A**	354 306 003	**WH15130100B**	354 303 003
	■	**WH15130105C**	354 300 053	**WH15130105A**	354 306 053	**WH15130105B**	354 303 053
Doppel-Druckschalter **Schema 1 (3+3)** Einbautiefe 34 mm	▭	**WH15100100C**	326 000 003	**WH15100100A**	326 006 003	**WH15100100B**	326 003 003
	■	**WH15100105C**	326 000 053	**WH15100105A**	326 006 053	**WH15100105B**	326 003 053
Doppel-Druckschalter/-taster **Schema 3 + Drucktaster** Einbautiefe 34 mm	▭	**WH15150100C**	326 080 003	**WH15150100A**	326 086 003	**WH15150100B**	326 083 003
	■	**WH15150105C**	326 080 053	**WH15150105A**	326 086 053	**WH15150105B**	326 083 053
Doppel Drucktaster Einbautiefe 34 mm	▭	**WH15140300C**	354 320 003	**WH15140300A**	354 326 003	**WH15140300B**	354 323 003
	■	**WH15140305C**	354 320 053	**WH15140305A**	354 326 053	**WH15140305B**	354 323 053

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 451

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 596




Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15110100Q	326 041 003
WH15110105Q	326 041 053
WH15150100Q	326 061 003
WH15150105Q	326 061 053
WH15130100Q	354 301 003
WH15130105Q	354 301 053
WH15100100Q	326 001 003
WH15100105Q	326 001 053
WH15150100Q	326 081 003
WH15150105Q	326 081 053
WH15140300Q	354 321 003
WH15140305Q	354 321 053

▶ Seite 596

	Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
 WH15110100H	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset - Druckschalter/-taster, unbeleuchtet - komplett für Durchmesser 58 mm			
	Frontset Schalter/Taster, Weiss	1	**WH15110100H**	377 100 403
	Frontset Schalter/Taster, Schwarz	1	**WH15110105H**	377 100 453
 WH15100100H	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset - Doppel-Druckschalter/-taster, unbeleuchtet - komplett für Durchmesser 58 mm			
	Frontset Doppeldruckschalter/-taster, Weiss	1	**WH15100100H**	377 100 003
	Frontset Doppeldruckschalter/-taster, Schwarz	1	**WH15100105H**	377 100 053

▶ Seite 596




WH101101E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- 10 A, 250 V ~
- mit Steckklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Schalter S3	31 mm	1	WH101101E	226 317 003
Schalter S3 mit Befestigungsplatte	31 mm	1	WH101101F	226 319 003
Impulstaster	31 mm	1	WH101301E	554 527 003
Impulstaster mit Befestigungsplatte	31 mm	1	WH101301F	554 529 003



WH101001E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- 10 A, 250 V ~
- mit Steckklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Schalter S3+3	34 mm	1	WH101001E	226 117 003
Schalter S3+3 mit Befestigungsplatte	34 mm	1	WH101001F	226 119 003
Schalter S3 + Impulstaster	34 mm	1	WH101501E	226 357 003
Schalter S3 + Impulstaster mit Befestigungsplatte	34 mm	1	WH101501F	226 359 003
Schalter S6	34 mm	1	WH101203E	226 607 003
Schalter S6 mit Befestigungsplatte	34 mm	1	WH101203F	226 609 003
Doppel-Impulstaster	34 mm	1	WH101403E	554 627 003
Doppel-Impulstaster mit Befestigungsplatte	34 mm	1	WH101403F	554 629 003

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- mit LED-Steckfassung Gelb WH39968011Z / 209 962 003
- Frontscheibe für Bohrung Durchmesser 58mm

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20







Bezeichnung 10 A 250 V~	Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Druckschalter **Schema 3** Einbautiefe 31 mm	☐	WH15110200C	326 050 003	WH15110200A	326 056 003	WH15110200B	326 053 003
	■	WH15110205C	326 050 053	WH15110205A	326 056 053	WH15110205B	326 053 053
Druckschalter **Schema 6** Einbautiefe 34 mm	☐	WH15120400C	326 070 003	WH15120400A	326 076 003	WH15120400B	326 073 003
	■	WH15120405C	326 070 053	WH15120405A	326 076 053	WH15120405B	326 073 053
Drucktaster **1-polig** Einbautiefe 31 mm	☐	WH15130200C	354 310 003	WH15130200A	354 316 003	WH15130200B	354 313 003
	■	WH15130205C	354 310 003	WH15130205A	354 316 003	WH15130205B	354 313 003
Doppel-Druckschalter **Schema 1 (3+3)** 2x beleuchtet Einbautiefe 34 mm	☐	WH15100200C	326 010 003	WH15100200A	326 016 003	WH15100200B	326 013 003
	■	WH15100205C	326 010 053	WH15100205A	326 016 053	WH15100205B	326 013 053
Doppel Drucktaster 2 2x beleuchtet Einbautiefe 34 mm	☐	WH15111400C	354 300 003	WH15111400A	354 306 003	WH15111400B	354 303 003
	■	WH15111405C	354 300 003	WH15111405A	354 306 003	WH15111405B	354 303 003
Doppel-Druckschalter **Schema 1 (3+3)** 1x beleuchtet Einbautiefe 34 mm	☐	WH15100300C	326 020 003	WH15100300A	326 026 003	WH15100300B	326 023 003
	■	WH15100305C	326 020 053	WH15100305A	326 026 053	WH15100305B	326 023 053
Doppel-Druckschalter **Schema 1 (3+3)** **für Ventilator und Licht** 1x beleuchtet mit Symbol Ventilator und LIcht	☐	WH15100400C	326 030 003	WH15100400A	326 036 003	WH15100400B	326 033 003
	■	WH15100405C	326 030 053	WH15100405A	326 036 053	WH15100405B	326 033 053

Leuchtpatrone ▶ Seite 324

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 451

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 596




Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15110200Q	326 051 003
WH15110205Q	326 051 053
WH15120400Q	326 071 003
WH15120405Q	326 071 053
WH15130200Q	354 311 003
WH15130205Q	354 311 003
WH15100200Q	326 011 003
WH15100205Q	326 011 053
WH15140400Q	354 331 003
WH15140405Q	354 331 003
WH15100300Q	beantragt
WH15100305Q	beantragt
WH15100400Q	326 031 003
WH15100405Q	326 031 053

▶ Seite 596

	Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
 WH15110200H	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset - Druckschalter/-taster, beleuchtet - komplett für Durchmesser 58 mm			
	Frontset Druckschalter/-taster beleuchtet, Weiss	1	**WH15110200H**	377 100 503
	Frontset Druckschalter/-taster beleuchtet, Schwarz	1	**WH15110205H**	377 100 553
 WH15100200H	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset - Doppel-Druckschalter/-taster, 2x beleuchtet - komplett für Durchmesser 58 mm			
	Frontset Doppeldruckschalter/-taster 2x beleuchtet, Weiss	1	**WH15100200H**	377 100 103
	Frontset Doppeldruckschalter/-taster 2x beleuchtet, Schwarz	1	**WH15100205H**	377 100 153
 WH15100300H	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset - Druckschalter/-taster, 1x beleuchtet - komplett für Durchmesser 58 mm			
	Frontset Doppeldruckschalter/-taster 1x beleuchtet, Weiss	1	**WH15100300H**	377 100 203
	Frontset Doppeldruckschalter/-taster 1x beleuchtet, Schwarz	1	**WH15100305H**	377 100 253
 WH15100400H	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset - Doppeldruckschalter für Ventilator und Licht - komplett für Durchmesser 58 mm			
	Frontset für Ventilator und Lichtschalter, 1x beleuchtet, mit Symbol, Weiss	1	**WH15100400H**	377 100 303
	Frontset für Ventilator und Lichtschalter, 1x beleuchtet, mit Symbol, Schwarz	1	**WH15100405H**	377 100 353

▶ Seite 596




WH101102E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- 10 A, 250 V ~
- mit Steckklemmen
- mit LED-Steckfassung Gelb WH39968011Z / 209 962 003

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Schalter S3 beleuchtet	31 mm	1	**WH101102E**	326 056 793
Schalter S3 beleuchtet mit Befestigungsplatte	31 mm	1	**WH101102F**	326 053 793
Impulstaster beleuchtet	31 mm	1	**WH101302E**	354 316 793
Impulstaster beleuchtet mit Befestigungsplatte	31 mm	1	**WH101302F**	354 313 793



WH101002E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- 10 A, 250 V ~
- mit Steckklemmen
- mit LED-Steckfassung Gelb WH39968011Z / 209 962 003

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Schalter S3+3, 2x beleuchtet	34 mm	1	**WH101002E**	326 016 793
Schalter S3+3 2x beleuchtet mit Befestigungsplatte	34 mm	1	**WH101002F**	326 013 793
Schalter S3+3, 1x beleuchtet	34 mm	1	**WH101003E**	326 026 793
Schalter S3+3 1x beleuchtet mit Befestigungsplatte	34 mm	1	**WH101003F**	326 023 793
Schalter S6 beleuchtet	34 mm	1	**WH101204E**	326 076 793
Schalter S6 beleuchtet mit Befestigungsplatte	34 mm	1	**WH101204F**	326 073 793
Doppel-Impulstaster 2x beleuchtet	34 mm	1	**WH101403E**	354 336 793
Doppel-Impulstaster 2x beleuchtet mit Befestigungsplatte	34 mm	1	**WH101403F**	354 333 793

Material:
- Körper aus Thermoplast

▶ Seite 596

Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr



WH39968011Z

LED Leuchtpatrone für 230 V AC

- Orientierung/Kontrolle

LED Gelb 230 V AC (Standard)	1	**WH39968011Z**	209 962 003
LED Rot 230 V AC	1	**WH39968010Z**	209 963 003
LED Grün 230 V AC	1	**WH39968012Z**	209 965 003
LED Blau 230 V AC	1	**WH39968013Z**	209 967 003
LED Weiss 230 V AC	1	**WH39968000Z**	209 960 003



WH39968111Z

LED Leuchtpatrone für 12 – 60 V AC/DC

- Orientierung/Kontrolle
- Bei DC Anwendung ist die Polarität nicht zu beachten.

LED Gelb 12 – 60 V AC/DC	1	**WH39968111Z**	209 932 003
LED Rot 12 – 60 V AC/DC	1	**WH39968110Z**	209 933 003
LED Grün 12 – 60 V AC/DC	1	**WH39968112Z**	209 935 003
LED Blau 12 – 60 V AC/DC	1	**WH39968113Z**	209 937 003
LED Weiss 12 – 60 V AC/DC	1	**WH39968100Z**	209 930 003

origin

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect
für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm²

Schutzart:
IP20







Bezeichnung 10 A 250 V~ Einbautiefe 34 mm	Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Einfachsteckdosen Typ 13		WH15580300C	633 200 003	WH15580300A	633 206 003	WH15580300B	633 203 003
		WH15580305C	633 200 053	WH15580305A	633 206 053	WH15580305B	633 203 053
		WH15580306C	633 200 063	WH15580306A	633 206 063	WH15580306B	633 203 063
Einfachsteckdose Typ 13 mit Statusanzeige 10A 250V mit LED-Leuchtpatrone grün WH39968012Z		WH15583300C	633 200 103	WH15583300A	633 206 103	WH15583300B	633 203 103
		WH15583305C	633 200 153	WH15583305A	633 206 153	WH15583305B	633 203 153

Einfachsteckdosen Typ 13 mit Kinderschutz
Entsprechenden Apparat ohne Front verwenden und zusätzlich die passende Front mit Kinderschutz (siehe Seite Zubehör Steckdosen Typ 13), sowie Abdeckplatte wenn nötig.
z.B.:



WH105853F /
639 773 003



WH15580100H /
377 103 403

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 451

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Orange RAL 2004: 06
Farben ähnlich RAL-Tönen.

für Sondernetze; nur Typ 13 parallel, ohne Kinderschutz

▶ Seite 596



Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15580300Q	633 201 003
WH15580305Q	633 201 053
WH15580306Q	633 201 063
WH15583300Q	633 201 103
WH15583305Q	633 201 153

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect
für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm²

Schutzart:
IP20







Bezeichnung 10 A 250 V~ Einbautiefe 35 mm	Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Zweifachsteckdosen Typ 13		WH15622300C	633 210 003	WH15622300A	633 213 003	WH15622300B	633 216 003
		WH15622305C	633 210 053	WH15622305A	633 213 053	WH15622305B	633 216 053
		WH15622306C	633 210 063	WH15622306A	633 213 063	WH15622306B	633 216 063
Zweifachsteckdose Typ 13 mit Statusanzeige 10A 250V mit LED-Leuchtpatrone grün WH39968012Z		WH15623300C	633 210 103	WH15623300A	633 216 103	WH15623300B	633 213 103
		WH15623305C	633 210 153	WH15623305A	633 216 153	WH15623305B	633 213 153
Zweifachsteckdosen Typ 13 1x getrennt		WH15622700C	633 210 203	WH15622700A	633 216 203	WH15622700B	633 213 203
		WH15622705C	633 210 253	WH15622705A	633 216 253	WH15622705B	633 213 253

Zweifachsteckdosen Typ 13 mit Kinderschutz
Entsprechenden Apparat ohne Front verwenden und zusätzlich die passende Front mit Kinderschutz (siehe Seite Zubehör Steckdosen Typ 13), sowie Abdeckplatte wenn nötig.
z.B.:



WH106253F /
657 043 793



WH15622100H /
377 104 303

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 451

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Orange RAL 2004: 06
Farben ähnlich RAL-Tönen.

für Sondernetze; nur Typ 13 parallel, ohne Kinderschutz

▶ Seite 596



Aufputz
Gehäuse
88 x 88 53 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15622300Q	633 211 003
WH15622305Q	633 211 053
WH15622306Q	633 211 063
WH15623300Q	633 211 103
WH15623305Q	633 211 153
WH15622700Q	633 211 203
WH15622705Q	633 211 253

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect
für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm²

Schutzart:
IP20







Bezeichnung 10 A 250 V~ Einbautiefe 35 mm	Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Dreifachsteckdosen Typ 13		**WH15642300C**	633 220 003	**WH15642300A**	633 226 003	**WH15642300B**	633 223 003
		WH15642305C	633 220 053	**WH15642305A**	633 226 053	**WH15642305B**	633 223 053
		WH15642306C	633 220 063	**WH15642306A**	633 226 063	**WH15642306B**	633 223 063
Dreifachsteckdose Typ 13 mit Statusanzeige 10A 250V mit LED-Leuchtpatrone grün WH39968012Z		**WH15643300C**	633 220 103	**WH15643300A**	633 226 103	**WH15643300B**	633 223 103
		WH15643305C	633 220 153	**WH15643305A**	633 226 153	**WH15643305B**	633 223 153
Dreifachsteckdosen Typ 13 1x getrennt		**WH15642700C**	633 220 203	**WH15642700A**	633 226 203	**WH15642700B**	633 223 203
		WH15642705C	633 220 253	**WH15642705A**	633 226 253	**WH15642705B**	633 223 253

Dreifachsteckdosen Typ 13 mit Kinderschutz
Entsprechenden Apparat ohne Front verwenden und zusätzlich die passende Front mit Kinderschutz (siehe Seite Zubehör Steckdosen Typ 13), sowie Abdeckplatte wenn nötig.
z.B.:



WH106453F /
657 083 793



WH15642100H /
377 105 103

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 451

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Orange RAL 2004: 06
Farben ähnlich RAL-Tönen.

für Sondernetze; nur Typ 13 parallel, ohne Kinderschutz

▶ Seite 596



Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15642300Q	633 221 003
WH15642305Q	633 221 053
WH15642306Q	633 221 063
WH15643300Q	633 221 103
WH15643305Q	633 221 153
WH15642700Q	633 221 203
WH15642705Q	633 221 253

▶ Seite 596

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr


WH15580300H

Baukasten, Ersatzteil, Front
- für Steckdosen mit Steckklemmen-Anschluss

Front T13, Weiss	1	**WH15580300H**	377 103 503
Front T13, Schwarz	1	**WH15580305H**	377 103 553
Front T13, Orange	1	**WH15580306H**	377 103 563
Front T13 mit Kinderschutz, Weiss	1	**WH15580100H**	377 103 403
Front T13 mit Kinderschutz, Schwarz	1	**WH15580105H**	377 103 453


WH15622300H

Baukasten, Ersatzteil, Front
- für Steckdosen mit Steckklemmen-Anschluss

Front 2x T13, Weiss	1	**WH15622300H**	377 104 403
Front 2x T13, Schwarz	1	**WH15622305H**	377 104 453
Front 2x T13, Orange	1	**WH15622306H**	377 104 463
Front 2x T13 getrennt, Weiss	1	**WH15622700H**	377 104 603
Front 2x T13 getrennt, Schwarz	1	**WH15622705H**	377 104 653
Front 2x T13 mit Kinderschutz, Weiss	1	**WH15622100H**	377 104 303
Front 2x T13 mit Kinderschutz, Schwarz	1	**WH15622105H**	377 104 353
Front 2x T13 getrennt mit Kinderschutz, Weiss	1	**WH15622500H**	377 104 503
Front 2x T13 getrennt mit Kinderschutz, Schwarz	1	**WH15622505H**	377 104 553


WH15642300H

Baukasten, Ersatzteil, Front
- für Steckdosen mit Steckklemmen-Anschluss

Front 3x T13, Weiss	1	**WH15642300H**	377 104 403
Front 3x T13, Schwarz	1	**WH15642305H**	377 104 453
Front 3x T13, Orange	1	**WH15642306H**	377 104 463
Front 3x T13 1x getrennt, Weiss	1	**WH15642700H**	377 104 603
Front 3x T13 1x getrennt, Schwarz	1	**WH15642705H**	377 104 653
Front 3x T13 mit Kinderschutz, Weiss	1	**WH15642100H**	377 104 303
Front 3x T13 mit Kinderschutz, Schwarz	1	**WH15642105H**	377 104 353
Front 3x T13 1x getrennt mit Kinderschutz, Weiss	1	**WH15642500H**	377 104 503
Front 3x T13 1x getrennt mit Kinderschutz, Schwarz	1	**WH15642505H**	377 104 553


WH15583300H

Baukasten, Ersatzteil, Front
- für Steckdosen mit Steckklemmen-Anschluss

Front 1x T13 für Statusanzeige, weiss	1	**WH15583300H**	377 103 603
Front 1x T13 für Statusanzeige, schwarz	1	**WH15583305H**	377 103 653


WH15623300H

Baukasten, Ersatzteil, Front
- für Steckdosen mit Steckklemmen-Anschluss




Front 2x T13 für Statusanzeige, weiss	1	**WH15623300H**	377 104 703
Front 2x T13 für Statusanzeige, schwarz	1	**WH15623305H**	377 104 753


WH15643300H

Baukasten, Ersatzteil, Front
- für Steckdosen mit Steckklemmen-Anschluss

Front 3x T13 für Statusanzeige, weiss	1	**WH15643300H**	377 105 503
Front 3x T13 für Statusanzeige, schwarz	1	**WH15643305H**	377 105 553

▶ Seite 596

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH105853E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 16A, 250V - mit Steckklemmen				
	1x Typ 13/23	36 mm	1	**WH105853E**	639 753 003
	1x Typ 13/23 mit Befestigungsplatte	36 mm	1	**WH105853F**	639 773 003
 WH106253E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 16A, 250V - mit Steckklemmen				
	2x Typ 13/23	36 mm	1	**WH106253E**	657 046 793
	2x Typ 13/23 mit Befestigungsplatte	36 mm	1	**WH106253F**	657 043 793
 WH106257E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 16A, 250V, getrennt - mit Steckklemmen				
	2x Typ 13/23, getrennt	36 mm	1	**WH106257E**	657 056 793
	2x Typ 13/23, getrennt mit Befestigungsplatte	36 mm	1	**WH106257F**	657 053 793
 WH106453E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 16A, 250V - mit Steckklemmen				
	3x Typ 13/23	36 mm	1	**WH106453E**	657 086 793
	3x Typ 13/23 mit Befestigungsplatte	36 mm	1	**WH106453F**	657 083 793
 WH106457E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 16A, 250V, getrennt - mit Steckklemmen				
	3x Typ 13/23, 1x getrennt	36 mm	1	**WH106257E**	657 076 793
	3x Typ 13/23, 1x getrennt mit Befestigungsplatte	36 mm	1	**WH106257F**	657 073 793
 WH39771603Z	**Baukasten,** Einzelteil, für 1-fach Steckdose				
	3x Typ 13/23 16A, 250V , 1x getrennt	36 mm	1	**WH39771603Z**	209 961 003

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder Schraubklemmen für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm²

Schutzart:
IP20







Bezeichnung 10 A 400 V~	Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Einfachsteckdose Typ 15 Einbautiefe 41 mm ø 58 mm mit Stecktechnik Quickconnect		**WH15593200C**	646 340 003	**WH15593200A**	646 346 003	**WH15593200B**	646 343 003
		WH15593205C	646 340 053	**WH15593205A**	646 346 053	**WH15593205B**	646 343 053
		WH15593206C	646 340 063	**WH15593206A**	646 346 063	**WH15593206B**	646 343 063

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 451

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Orange RAL 2004: 06
Farben ähnlich RAL-Tönen.

für Sondernetze; nur Typ 13 parallel, ohne Kinderschutz

▶ Seite 596



Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15593200Q	646 341 003
WH15593205Q	646 341 053
WH15593206Q	646 341 063

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder Schraubklemmen für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5 mm²

Schutzart:
IP20







Bezeichnung 10 A 250 V~ ohne Kinderschutz		Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Einfachsteckdose Typ 23 Einbautiefe 36 mm mit Steckklemmen			**WH15585300C**	633 800 003	**WH15585300A**	633 806 003	**WH15585300B**	633 803 003
			WH15585305C	633 800 053	**WH15585305A**	633 806 053	**WH15585305B**	633 803 053
			WH15585306C	633 800 063	**WH15585306A**	633 806 063	**WH15585306B**	633 803 063
Einfachsteckdose Typ 23 mit Statusanzeige Einbautiefe 36 mm mit LED Leuchtpatrone grün WH39968012Z mit Steckklemmen			**WH15588300C**	633 800 103	**WH15588300A**	633 806 103	**WH15588300B**	633 803 103
			WH15588305C	633 800 153	**WH15588305A**	633 806 153	**WH15588305B**	633 803 153
Zweifachsteckdose 2x Typ 23 Einbautiefe 36 mm mit Steckklemmen			**WH15625300C**	633 810 003	**WH15625300A**	633 816 003	**WH15625300B**	633 813 003
			WH15625305C	633 810 053	**WH15625305A**	633 816 053	**WH15625305B**	633 813 053
			WH15625306C	633 810 063	**WH15625306A**	633 816 063	**WH15625306B**	633 813 063
Zweifachsteckdose Typ 23 mit Statusanzeige Einbautiefe 36 mm mit LED Leuchtpatrone grün WH39968012Z mit Steckklemmen			**WH15628300C**	633 810 103	**WH15628300A**	633 816 103	**WH15628300B**	633 813 103
			WH15628305C	633 810 153	**WH15628305A**	633 816 153	**WH15628305B**	633 813 153
Zweifachsteckdose Typ 23 1x getrennt Einbautiefe 36mm mit Steckklemmen			**WH15625700C**	633 810 203	**WH15625700A**	633 816 203	**WH15625700B**	633 813 203
			WH15625705C	633 810 253	**WH15625705A**	633 816 253	**WH15625705B**	633 813 253
Dreifachsteckdose Typ 23 Einbautiefe 36 mm mit Steckklemmen			**WH15645300C**	633 820 003	**WH15645300A**	633 826 003	**WH15645300B**	633 823 003
			WH15645305C	633 820 053	**WH15645305A**	633 826 053	**WH15645305B**	633 823 053
			WH15645306C	633 820 063	**WH15645306A**	633 826 063	**WH15645306B**	633 823 063
Dreifachsteckdose Typ 23 mit Statusanzeige Einbautiefe 36 mm mit LED Leuchtpatrone grün WH39968012Z mit Steckklemmen			**WH15648300C**	633 820 103	**WH15648300A**	633 826 103	**WH15648300B**	633 823 103
			WH15648305C	633 820 153	**WH15648305A**	633 826 153	**WH15648305B**	633 823 153
Dreifachsteckdose Typ 23 1x getrennt Einbautiefe 36mm mit Steckklemmen			**WH15645700C**	633 820 203	**WH15645700A**	633 826 203	**WH15645700B**	633 823 203
			WH15645705C	633 820 253	**WH15645705A**	633 826 253	**WH15645705B**	633 823 253

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 451

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Orange RAL 2004: 06
Farben ähnlich RAL-Tönen.

für Sondernetze; nur Typ 13 parallel, ohne Kinderschutz

▶ Seite 596



Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15585300Q	633 801 003
WH15585305Q	633 801 053
WH15585306Q	633 801 063
WH15588300Q	633 801 103
WH15588305Q	633 801 153
WH15625300Q	633 811 003
WH15625305Q	633 811 053
WH15625306Q	633 811 063
WH15628300Q	633 811 103
WH15628305Q	633 811 153
WH15625700Q	633 811 203
WH15625705Q	633 811 253
WH15645300Q	633 821 003
WH15645305Q	633 821 053
WH15645306Q	633 821 063
WH15648300Q	633 821 103
WH15648305Q	633 821 153
WH15645700Q	633 821 203
WH15645705Q	633 821 253

▶ Seite 596



WH15585300H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- für Steckdosen mit Steckklemmen-Anschluss

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Front T23, weiss	1	**WH15585300H**	377 103 703
Front T23, schwarz	1	**WH15585305H**	377 103 753
Front T23, orange	1	**WH15585306H**	377 103 763
Front T23 für Statusanzeige, weiss	1	**WH15588300H**	377 103 803
Front T23, für Statusanzeige, schwarz	1	**WH15588305H**	377 103 853



WH15625300H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- für Steckdosen mit Steckklemmen-Anschluss

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Front 2x T23, weiss	1	**WH15625300H**	377 104 803
Front 2x T23, schwarz	1	**WH15625305H**	377 104 853
Front 2x T23, orange	1	**WH15625306H**	377 104 863
Front 2x T23 für Statusanzeige, weiss	1	**WH15628300H**	377 105 003
Front 2x T23, für Statusanzeige, schwarz	1	**WH15628305H**	377 105 053
Front 2x T23 getrennt, weiss	1	**WH15625705H**	377 104 903
Front 2x T23 getrennt, schwarz	1	**WH15625705H**	377 104 953





WH15645300H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- für Steckdosen mit Steckklemmen-Anschluss

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Front 3x T23, weiss	1	**WH15645300H**	377 105 603
Front 3x T23, schwarz	1	**WH15645305H**	377 105 653
Front 3x T23, orange	1	**WH15645306H**	377 105 663
Front 3x T23 für Statusanzeige, weiss	1	**WH15648300H**	377 105 803
Front 3x T23, für Statusanzeige, schwarz	1	**WH15648305H**	377 105 853
Front 3x T23 1x getrennt, weiss	1	**WH15645705H**	377 105 703
Front 3x T23 1x getrennt, schwarz	1	**WH15645705H**	377 105 753

▶ Seite 596

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH105853E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 16A, 250V - mit Steckklemmen				
	1x Typ 13/23	36 mm	1	**WH105853E**	639 753 003
	1x Typ 13/23 mit Befestigungsplatte	36 mm	1	**WH105853F**	639 773 003
 WH106253E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 16A, 250V - mit Steckklemmen				
	2x Typ 13/23	36 mm	1	**WH106253E**	657 046 793
	2x Typ 13/23 mit Befestigungsplatte	36 mm	1	**WH106253F**	657 043 793
 WH106257E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 16A, 250V, getrennt - mit Steckklemmen				
	2x Typ 13/23, getrennt	36 mm	1	**WH106257E**	657 056 793
	2x Typ 13/23, getrennt mit Befestigungsplatte	36 mm	1	**WH106257F**	657 053 793
 WH106453E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 16A, 250V - mit Steckklemmen				
	3x Typ 13/23	36 mm	1	**WH106453E**	657 086 793
	3x Typ 13/23 mit Befestigungsplatte	36 mm	1	**WH106453F**	657 083 793
 WH106457E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - 16A, 250V, getrennt - mit Steckklemmen				
	3x Typ 13/23, 1x getrennt	36 mm	1	**WH106257E**	657 076 793
	3x Typ 13/23, 1x getrennt mit Befestigungsplatte	36 mm	1	**WH106257F**	657 073 793
 WH39771603Z	**Baukasten,** Einzelteil, für 1-fach Steckdose				
	3x Typ 13/23 16A, 250V , 1x getrennt	36 mm	1	**WH39771603Z**	209 961 003

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder Schraubklemmen für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm^2

Schutzart:
IP20







Bezeichnung 10 A 400 V~	Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Einfachsteckdose Typ 25 Einbautiefe 41 mm mit Stecktechnik Quickconnect		**WH15596200C**	646 640 003	**WH15596200A**	646 646 003	**WH15596200B**	646 643 003
		WH15596205C	646 640 053	**WH15596205A**	646 646 053	**WH15596205B**	646 643 053
		WH15596206C	646 640 063	**WH15596206A**	646 646 063	**WH15596206B**	646 643 063

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 451

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Orange RAL 2004: 06
Farben ähnlich RAL-Tönen.

für Sondernetze; nur Typ 13 parallel, ohne Kinderschutz

▶ Seite 596



Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15596200Q	646 641 003
WH15596205Q	646 641 053
WH15596206Q	646 641 063

▶ Seite 596

Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr



WH15593200H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- für Steckdosen mit Steckklemmen-Anschluss

Front T15, Weiss	1	**WH15593200H**	377 103 903
Front T15, Schwarz	1	**WH15593205H**	377 103 953
Front T15, Orange	1	**WH15593206H**	377 103 963




WH15596200H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- für Steckdosen mit Steckklemmen-Anschluss

Front T25, Weiss	1	**WH15596200H**	377 104 003
Front T25, Schwarz	1	**WH15596205H**	377 104 053
Front T25, Orange	1	**WH15596206H**	377 104 063

▶ Seite 596


WH105962E

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz				
- mit Steckklemmen				
Steckdose Typ15, Typ 25	41 mm	1	**WH105962E**	640 006 793
Steckdose Typ15, Typ 25 mit Befestigungsplatte	41 mm	1	**WH105962F**	640 003 793

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20







Bezeichnung Einbautiefe 39 mm	Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Steckdose T13 mit FI-Schutz 10 A 250 V~		**WH15600700C**	750 050 003	**WH15600700A**	750 056 003	**WH15600700B**	750 053 003
		WH15600705C	750 050 003	**WH15600705A**	750 056 003	**WH15600705B**	750 053 003
Steckdose T23 mit FI-Schutz 16 A 250 V~		**WH15600800C**	750 060 003	**WH15600800A**	750 066 003	**WH15600800B**	750 063 003
		WH15600805C	750 060 003	**WH15600805A**	750 066 003	**WH15600805B**	750 063 003

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

Befestigungsplatten ▶ Seite 451

▶ Seite 596



Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15600700Q	750 051 003
WH15600705Q	750 051 003
WH15600800Q	750 061 003
WH15600805Q	750 061 003



WH15600700H

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front			
- mit Steckklemmen			
Front T13 Sidos, Weiss	1	WH15600700H	377 104 103
Front T13 Sidos, Schwarz	1	WH15600700H	377 104 103



WH15600800H

Baukasten, Ersatzteil, Front			
- mit Steckklemmen			
Front T23 Sidos, Weiss	1	WH15600800H	377 104 203
Front T23 Sidos, Schwarz	1	WH15600800H	377 104 203

origin

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz			
- mit Steckklemmen			
Einsatz Typ 13 mit FI-Schutz	1	**WH106007E**	750 016 793
Einsatz Typ 13 mit FI-Schutz mit Befestigungsplatte	1	**WH106007F**	750 013 793



WH106007E

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz			
- mit Steckklemmen			
Einsatz Typ 23 mit FI-Schutz	1	**WH106008E**	750 036 793
Einsatz Typ 23 mit FI-Schutz mit Befestigungsplatte	1	**WH106008F**	750 033 793



WH106008E

origin

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20



Unterputz
komplett
92 x 92 mm




Unterputz
für Kombinationen
Ø 58 mm



Unterputz
Einsatz mit Front
77 x 77 mm

Bezeichnung 10 A 250 V~ Einbautiefe 40 mm	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Druckschalter Schema 3		**WH15851100C**	655 303 003	**WH15851100A**	655 363 003	**WH15851100B**	655 333 003
		WH15851105C	655 303 053	**WH15851105A**	655 363 053	**WH15851105B**	655 333 053
Druckschalter Schema 6		**WH15861100C**	655 305 003	**WH15861100A**	655 365 003	**WH15861100B**	655 335 003
		WH15861105C	655 305 053	**WH15861105A**	655 365 053	**WH15861105B**	655 335 053
Drucktaster		**WH15871100C**	354 400 003	**WH15871100A**	354 406 003	**WH15871100B**	354 403 003
		WH15871105C	354 400 053	**WH15871105A**	354 406 053	**WH15871105B**	354 403 053

Für Druckschalter/Taster mit Kinderschutz
Entsprechenden Apparat ohne Front verwenden und zusätzlich die passende Front mit Kinderschutz (siehe Zubehör auf nächste Seite), sowie Abdeckplatte wenn nötig.
z.B.:




WH108501F /
755 943 003



WH15850100H /
377 106 503

Druckschalter Schema 1 (3+3)		**WH15841100C**	655 300 003	**WH15841100A**	655 360 003	**WH15841100B**	655 330 003
		WH15841105C	655 300 053	**WH15841105A**	655 360 053	**WH15841105B**	655 330 053
Druckschalter Schema 3 + Drucktaster		**WH15891100C**	655 307 003	**WH15891100A**	655 367 003	**WH15891100B**	655 337 003
		WH15891105C	655 307 053	**WH15891105A**	655 367 053	**WH15891105B**	655 337 053
2 Drucktaster		**WH15881100C**	354 420 003	**WH15881100A**	354 426 003	**WH15881100B**	354 423 003
		WH15881105C	354 420 053	**WH15881105A**	354 426 053	**WH15881105B**	354 423 053

Für Doppeldruckschalter/Taster mit Kinderschutz
Entsprechenden Apparat ohne Front verwenden und zusätzlich die passende Front mit Kinderschutz (siehe Zubehör auf nächste Seite), sowie Abdeckplatte wenn nötig.
z.B.:



WH108401F /
755 941 003



WH15840100H /
377 105 903

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

Befestigungsplatten ▶ Seite 451

▶ Seite 596



Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15851100Q	655 313 003
WH15851105Q	655 313 053
WH15861100Q	655 315 003
WH15861105Q	655 315 053
WH15871100Q	354 401 003
WH15871105Q	354 401 053
WH15841100Q	655 310 003
WH15841105Q	655 310 053
WH15891100Q	655 317 003
WH15891105Q	655 317 053
WH15881100Q	354 421 003
WH15884405Q	354 421 053

▶ Seite 596


WH15851100H

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Frontset			
Frontset Kombi T13, Weiss	1	**WH15851100H**	377 106 703
Frontset Kombi T13, Schwarz	1	**WH15851105H**	377 106 753


WH15850100H

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Frontset - mit Kinderschutz			
Frontset Kombi T13 mit KS, Weiss	1	**WH15850100H**	377 106 503
Frontset Kombi T13 mit KS, Schwarz	1	**WH15850105H**	377 106 553



WH15841100H

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Frontset			
Frontset Kombi T13 Doppelknopf, Weiss	1	**WH15841100H**	377 106 203
Frontset Kombi T13 Doppelknopf, Schwarz	1	**WH15841105H**	377 106 253


WH15840100H

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Frontset - mit Kinderschutz			
Frontset Kombi T13 Doppelknopf, Weiss	1	**WH15840100H**	377 105 903
Frontset Kombi T13 Doppelknopf, Schwarz	1	**WH15840105H**	377 105 953

▶ Seite 596




WH108501E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- Kleinkombi mit Steckdose Typ 13
- Einfachfunktion

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Druckschalter Schema 3	40 mm	1	**WH108501E**	755 043 003
Druckschalter Schema 3 mit Befestigungsplatte	40 mm	1	**WH108501F**	755 943 003
Druckschalter Schema 6	40 mm	1	**WH108601E**	755 668 003
Druckschalter Schema 6 mit Befestigungsplatte	40 mm	1	**WH108601F**	755 669 003
Drucktaster	40 mm	1	**WH108701E**	755 046 003
Drucktaster mit Befestigungsplatte	40 mm	1	**WH108701F**	755 946 003



WH108401E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- Kleinkombi mit Steckdose Typ 13
- Einfachfunktion

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Doppeldruckschalter Schema 3+3	40 mm	1	**WH108401E**	755 041 003
Druckschalter Schema 3 mit Befestigungsplatte	40 mm	1	**WH108401F**	755 941 003
Druckschalter Schema 3 + Drucktaster	40 mm	1	**WH108901E**	755 548 003
Druckschalter Schema 3 + Drucktaster mit Befestigungsplatte	40 mm	1	**WH108901F**	755 549 003
Doppeldrucktaster	40 mm	1	**WH108801E**	554 047 003
Doppeldrucktaster mit Befestigungsplatte	40 mm	1	**WH108801F**	554 947 003

Kleinkombinationen beleuchtet, mit Steckdose Typ 13, mit Frontscheibe

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- mit LED-Steckfassung Gelb WH39968011Z / 209 962 003
- Frontscheibe für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20







Bezeichnung 10 A 250 V~ Einbautiefe 40 mm	Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Druckschalter Schema 3, beleuchtet		WH15851200C	655 304 003	WH15851200A	655 364 003	WH15851200B	655 334 003
		WH15851205C	655 304 053	WH15851205A	655 364 053	WH15851205B	655 334 053
Druckschalter Schema 6, beleuchtet		WH15861200C	655 306 003	WH15861200A	655 366 003	WH15861200B	655 336 003
		WH15861205C	655 306 053	WH15861205A	655 366 053	WH15861205B	655 336 053
Drucktaster 1-polig, beleuchtet		WH15871200C	354 410 003	WH15871200A	354 416 003	WH15871200B	354 413 003
		WH15871205C	354 410 053	WH15871205A	354 416 053	WH15871205B	354 413 053

Für Leucht-Druckschalter/Taster mit Kinderschutz
Entsprechenden Apparat ohne Front verwenden und zusätzlich die passende Front mit Kinderschutz (siehe Zubehör auf nächste Seite), sowie Abdeckplatte wenn nötig.
z.B.:



WH108512F /
655 364 793



WH15851200H /
377 106 703

Druckschalter Schema 1 (3+3), 2x beleuchtet		WH15841200C	655 301 003	WH15841200A	655 361 003	WH15841200B	655 331 003
		WH15841205C	655 301 053	WH15841205A	655 361 053	WH15841205B	655 331 053
Druckschalter Schema 3 + Drucktaster, 2x beleuchtet		WH15891200C	655 308 003	WH15891200A	655 368 003	WH15891200B	655 338 003
		WH15891205C	655 308 053	WH15891205A	655 368 053	WH15891205B	655 338 053
2 Drucktaster, 2x beleuchtet		WH15881200C	354 430 003	WH15881200A	354 436 003	WH15881200B	354 433 003
		WH15881205C	354 430 053	WH15881205A	354 436 053	WH15881205B	354 433 053

Für Leucht-Druckschalter/Taster, mit Doppelfunktion mit Kinderschutz
Entsprechenden Apparat ohne Front verwenden und zusätzlich die passende Front mit Kinderschutz (siehe Zubehör auf nächste Seite), sowie Abdeckplatte wenn nötig.
z.B.:



WH108412F /
655 361 793



WH15841200H /
377 106 003

Kleinkombinationen beleuchtet, mit Steckdose Typ 13, mit Frontscheibe

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

Befestigungsplatten ▶ Seite 451
Leuchtpatronen ▶ Seite 324
▶ Seite 596



Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 64 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15851200Q	655 314 003
WH15851205Q	655 314 053
WH15861200Q	655 316 003
WH15861205Q	655 316 053
WH15871200Q	354 411 003
WH15871205Q	354 411 053
WH15841200Q	655 311 003
WH15841205Q	655 311 053
WH15891200Q	655 318 003
WH15891205Q	655 318 053
WH15881200Q	354 431 003
WH15881205Q	354 431 053

▶ Seite 596


WH15851200H

Baukasten, Ersatzteil, Frontset

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Frontset Kombi beleuchtet T13, Weiss	1	**WH15851200H**	377 106 803
Frontset Kombi beleuchtet T13, Schwarz	1	**WH15851205H**	377 106 853


WH15850200H

Baukasten, Ersatzteil, Frontset

- mit Kinderschutz

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Frontset Kombi beleuchtet T13, Weiss	1	**WH15850200H**	377 106 503
Frontset Kombi beleuchtet T13, Schwarz	1	**WH15850205H**	377 106 553


WH15841200H

Baukasten, Ersatzteil, Frontset

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Frontset Kombi 2x beleuchtet T13, Weiss	1	**WH15841200H**	377 106 303
Frontset Kombi 2x beleuchtet T13, Schwarz	1	**WH15841205H**	377 106 353



WH15840200H

Baukasten, Ersatzteil, Frontset

- mit Kinderschutz

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Frontset Kombi 2x beleuchtet T13, Weiss	1	**WH15840200H**	377 106 003
Frontset Kombi 2x beleuchtet T13, Schwarz	1	**WH15840205H**	377 106 053

▶ Seite 596




WH108512E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- Kleinkombi mit Steckdose Typ 13
- Einfachfunktion, beleuchtet mit LED Steckfassung
  WH39968011Z / 209 962 003

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Druckschalter Schema 3	40 mm	1	WH108512E	655 364 793
Druckschalter Schema 3 mit Befestigungsplatte	40 mm	1	WH108512F	655 334 793
Druckschalter Schema 6	40 mm	1	WH108612E	655 366 793
Druckschalter Schema 6 mit Befestigungsplatte	40 mm	1	WH108612F	655 336 793
Drucktaster	40 mm	1	WH108712E	354 416 793
Drucktaster mit Befestigungsplatte	40 mm	1	WH108712F	354 413 793



WH108412E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- Kleinkombi mit Steckdose Typ 13
- Doppelfunktion, 2x beleuchtet mit LED Steckfassung
  WH39968011Z / 209 962 003

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Doppeldruckschalter Schema 3+3	40 mm	1	WH108412E	655 361 793
Druckschalter Schema 3 mit Befestigungsplatte	40 mm	1	WH108412F	655 331 793
Druckschalter Schema 3 + Drucktaster	40 mm	1	WH108912E	655 368 793
Druckschalter Schema 3 + Drucktaster mit Befestigungsplatte	40 mm	1	WH108912F	655 338 793
Doppeldrucktaster	40 mm	1	WH108812E	354 436 793
Doppeldrucktaster mit Befestigungsplatte	40 mm	1	WH108812F	354 433 793



WH39968011Z

LED Leuchtpatrone für 230 V AC

- Orientierung/Kontrolle

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
LED Gelb 230 V AC (Standard)	1	WH39968011Z	209 962 003
LED Rot 230 V AC	1	WH39968010Z	209 963 003
LED Grün 230 V AC	1	WH39968012Z	209 965 003
LED Blau 230 V AC	1	WH39968013Z	209 967 003
LED Weiss 230 V AC	1	WH39968000Z	209 960 003



WH39968111Z

LED Leuchtpatrone für 12 – 60 V AC/DC

- Orientierung/Kontrolle
- Bei DC Anwendung ist die Polarität nicht zu beachten.

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
LED Gelb 12 – 60 V AC/DC	1	WH39968111Z	209 932 003
LED Rot 12 – 60 V AC/DC	1	WH39968110Z	209 933 003
LED Grün 12 – 60 V AC/DC	1	WH39968112Z	209 935 003
LED Blau 12 – 60 V AC/DC	1	WH39968113Z	209 937 003
LED Weiss 12 – 60 V AC/DC	1	WH39968100Z	209 930 003

Kleinkombinationen beleuchtet, mit Steckdose Typ 13, mit Frontscheibe

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- inkl. LED-Leuchtpatrone Gelb
- mit LED-Steckfassung Gelb WH39968011Z / 209 962 003
- Frontscheibe für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20







Bezeichnung 10 A 250 V~ Einbautiefe 40 mm	Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Doppel- Druckschalter Schema 1 (3+3), 1x beleuchtet		WH15841300C	655 302 003	WH15841300A	655 362 003	WH15841300B	655 332 003
		WH15841305C	655 302 053	WH15841305A	655 362 053	WH15841305B	655 332 053
2 Doppel-Drucktaster, 1x beleuchtet		WH15881300C	354 440 003	WH15881300A	354 446 003	WH15881300B	354 443 003
		WH15881305C	354 440 053	WH15881305A	354 446 053	WH15881305B	354 443 053

Für Leucht-Druckschalter/Taster, mit Doppelfunktion, 1x beleuchtet und mit Kinderschutz Entsprechenden Apparat ohne Front verwenden und zusätzlich die passende Front mit Kinderschutz (siehe Zubehör auf nächste Seite), sowie Abdeckplatte wenn nötig.
z.B.:



WH108413F /
655 332 793



WH15840300H /
377 106 103

Kleinkombinationen beleuchtet, mit Steckdose Typ 13, mit Frontscheibe

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

Befestigungsplatten ▶ Seite 451
Leuchtpatronen ▶ Seite 324

▶ Seite 596



Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 64 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15841300Q	655 312 003
WH15841305Q	655 312 053
WH15881300Q	354 441 003
WH15881305Q	354 441 053

▶ Seite 596



WH15841300H


Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Frontset			
Frontset Kombi Doppelknopf 1x beleuchtet T13, Weiss	1	**WH15841300H**	377 106 403
Frontset Kombi Doppelknopf 1x beleuchtet T13, Schwarz	1	**WH15841305H**	377 106 453



WH15840300H

Baukasten, Ersatzteil, Frontset - mit Kinderschutz			
Frontset Kombi Doppelknopf 1x beleuchtet T13, Weiss	1	**WH15840300H**	377 106 103
Frontset Kombi Doppelknopf 1x beleuchtet T13, Schwarz	1	**WH15840305H**	377 106 153

▶ Seite 596



WH108413E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz, ohne LED-Leuchtpatrone

- Kleinkombi mit Steckdose Typ 13
- Doppelfunktion, 1x beleuchtet mit LED Steckfassung
  WH39968011Z / 209 962 003

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Doppeldruckschalter Schema 3+3	40 mm	1	WH108413E	655 362 793
Druckschalter Schema 3 mit Befestigungsplatte	40 mm	1	WH108413F	655 332 793
Doppeldrucktaster	40 mm	1	WH108813E	354 436 793
Doppeldrucktaster mit Befestigungsplatte	40 mm	1	WH108813F	354 433 793



WH39968011Z

LED Leuchtpatrone für 230 V AC

- Orientierung/Kontrolle

LED Gelb 230 V AC (Standard)	1	WH39968011Z	209 962 003
LED Rot 230 V AC	1	WH39968010Z	209 963 003
LED Grün 230 V AC	1	WH39968012Z	209 965 003
LED Blau 230 V AC	1	WH39968013Z	209 967 003
LED Weiss 230 V AC	1	WH39968000Z	209 960 003



WH39968111Z

LED Leuchtpatrone für 12 – 60 V AC/DC

- Orientierung/Kontrolle
- Bei DC Anwendung ist die Polarität nicht zu beachten.

LED Gelb 12 – 60 V AC/DC	1	WH39968111Z	209 932 003
LED Rot 12 – 60 V AC/DC	1	WH39968110Z	209 933 003
LED Grün 12 – 60 V AC/DC	1	WH39968112Z	209 935 003
LED Blau 12 – 60 V AC/DC	1	WH39968113Z	209 937 003
LED Weiss 12 – 60 V AC/DC	1	WH39968100Z	209 930 003

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- inkl. LED-Leuchtpatrone Gelb bei beleuchteten Schalter oder Taster
- Steckdosen ohne Kinderschutz

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20

Bezeichnung Kombinationen bestückt mit		Farbe	 **Unterputz** komplett 92 x 152 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	 **Unterputz** komplett 152 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	 **Unterputz** komplett 92 x 152 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Druckschalter S3 2x1 senkrecht S3 + S3			**WH15912000C**	382 520 003				
			WH15912005C	382 520 053				
Druckschalter S3 2x1 senkrecht S3 + T13			**WH15922200C**	382 530 003				
			WH15922205C	382 530 053				
Druckschalter S3 1x2 waagrecht S3 + T13					**WH15915000C**	382 620 003		
					WH15915005C	382 620 053		
Druckschalter S3 1x2 waagerecht S3 + 3xT13					**WH15912700C**	382 560 003		
					WH15912705C	382 560 053		
Drucktaster 2x1 senkrecht Taster + T13			**WH15914600C**	382 580 003				
			WH15914605C	382 580 053				
Storenschalter 2x1 senkrecht Storenschalter + S3							**WH15914700C**	382 590 003
							WH15914705C	382 590 053
Storenschalter 2x1 senkrecht Storenschalter + Kleinkombination S3/T13							**WH15914800C**	382 600 003
							WH15914805C	382 600 053
Kombinationen bestückt mit Doppel-Druckschalter S1 2x1 senkrecht S1 (3+3) + T13								
UP-Kombinationen bestückt 2x1 senkrecht S3 + S3/ T13								
UP-Kombinationen mit Leerplätzen ø 58 mm 1x2 waagrecht leer + 3xT13								
Leerplatz ø 58 mm 2x1 senkrecht leer ø 58 mm + Sonnerie								
2x1 senkrecht Leuchttaster + Sonnerie								

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

Befestigungsplatten ▶ Seite 451
Leuchtpatronen ▶ Seite 324
▶ Seite 596



Unterputz
komplett
92 x 152 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15913000C	382 570 003
WH15913005C	382 570 053



Unterputz
komplett
92 x 152 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15912600C	382 540 003
WH15912605C	382 540 053



Unterputz
komplett
152 x 92 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15914900C	382 610 003
WH15914905C	382 610 053



Unterputz
komplett
92 x 152 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15511000C	382 500 003
WH15511005C	382 500 053
WH15511300C	382 510 003
WH15511305C	382 510 053

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20







Bezeichnung 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~		Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Ausschalter **Schema 0/1-polig** Einbautiefe 32 mm			**WH15180100C**	347 150 003	**WH15180100A**	347 156 003	**WH15180100B**	347 153 003
			WH15180105C	347 150 053	**WH15180105A**	347 156 053	**WH15180105B**	347 153 053
Ausschalter **Schema 0/2-polig** Einbautiefe 32 mm			**WH15180200C**	347 150 103	**WH15180200A**	347 156 103	**WH15180200B**	347 153 103
			WH15180205C	347 150 153	**WH15180205A**	347 156 153	**WH15180205B**	347 153 153
Ausschalter **Schema 0/3-polig** Einbautiefe 46 mm			**WH15180300C**	347 150 203	**WH15180300A**	347 156 203	**WH15180300B**	347 153 203
			WH15180305C	347 150 253	**WH15180305A**	347 156 253	**WH15180305B**	347 153 253
Umschalter **Schema 2 /1-polig** Einbautiefe 32 mm			**WH15180500C**	347 150 403	**WH15180500A**	347 156 403	**WH15180500B**	347 153 403
			WH15180505C	347 150 453	**WH15180505A**	347 156 453	**WH15180505B**	347 153 453
Umschalter **Schema 2 /1-polig** **0-AUT-0-HAND** Einbautiefe 32 mm			**WH15181000C**	347 150 603	**WH15181000A**	347 156 603	**WH15181000B**	347 153 603
			WH15181005C	347 150 653	**WH15181005A**	347 156 653	**WH15181005B**	347 153 653
Umschalter **Schema 2 /1-polig** **0-AUT-0-MAN** Einbautiefe 32 mm			**WH15181100C**	347 150 703	**WH15181100A**	347 156 703	**WH15181100B**	347 153 703
			WH15181105C	347 150 753	**WH15181105A**	347 156 753	**WH15181105B**	347 153 753
Umschalter **Schema 5/1-polig** **0-1-2-3** Einbautiefe 46 mm			**WH15181200C**	347 150 803	**WH15181200A**	347 156 803	**WH15181200B**	347 153 803
			WH15181205C	347 150 853	**WH15181205A**	347 156 853	**WH15181205B**	347 153 853
Wechselschalter **Schema 3/1-polig** Einbautiefe 32 mm			**WH15180600C**	347 150 503	**WH15180600A**	347 156 503	**WH15180600B**	347 153 503
			WH15180605C	347 150 553	**WH15180605A**	347 156 553	**WH15180605B**	347 153 553
Serieschalter **Schema 1/1-polig** Einbautiefe 32 mm			**WH15180400C**	347 150 403	**WH15180400A**	347 156 403	**WH15180400B**	347 153 403
			WH15180405C	347 150 453	**WH15180405A**	347 156 453	**WH15180405B**	347 153 453
Schwenktaster, **Schliesser 1-polig** Einbautiefe 32 mm			**WH15180700C**	354 340 003	**WH15180700A**	354 346 003	**WH15180700B**	354 343 003
			WH15180705C	354 340 053	**WH15180705A**	354 346 053	**WH15180705B**	354 343 053
Schwenktaster, **Wechsler** Einbautiefe 32 mm			**WH15180900C**	354 350 003	**WH15180900A**	354 356 003	**WH15180900B**	354 353 003
			WH15180905C	354 350 053	**WH15180905A**	354 356 053	**WH15180905B**	354 353 053

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

Befestigungsplatten ▶ Seite 451
▶ Seite 596



Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53 mm



Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 63 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15180100Q	347 151 003		
WH15180105Q	347 151 053		
WH15180200Q	347 151 103		
WH15180205Q	347 151 153		
		WH15180300Q	347 151 203
		WH15180305Q	347 151 253
WH15180500Q	347 151 403		
WH15180505Q	347 151 453		
WH15181000Q	347 151 603		
WH15181005Q	347 151 653		
WH15181100Q	347 151 703		
WH15181105Q	347 151 753		
		WH15181200Q	347 151 803
		WH15181205Q	347 151 853
WH15180600Q	347 151 503		
WH15180605Q	347 151 553		
WH15180400Q	347 151 403		
WH15180405Q	347 151 453		
WH15180700Q	354 341 003		
WH15180705Q	354 341 053		
WH15180900Q	354 351 003		
WH15180905Q	354 351 053		

▶ Seite 596



WH15180100H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Frontset - Drehschalter - 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~ - mit Schraubklemmen				
Frontset Drehschalter S0, Weiss	32 mm	1	**WH15180100H**	377 100 603
Frontset Drehschalter S0, Schwarz	32 mm	1	**WH15180105H**	377 100 653
Frontset Drehschalter S1, Weiss	32 mm	1	**WH15180400H**	377 100 703
Frontset Drehschalter S1, Weiss	32 mm	1	**WH15180405H**	377 100 753
Frontset Drehschalter S2, Weiss	32 mm	1	**WH15180500H**	377 100 803
Frontset Drehschalter S2, Schwarz	32 mm	1	**WH15180505H**	377 100 853
Frontset Drehschalter S2 0-Auto-0-Hand, Weiss	32 mm	1	**WH15181000H**	377 101 203
Frontset Drehschalter S2 0-Auto-0-Hand, Schwarz	32 mm	1	**WH15181005H**	377 101 253
Frontset Drehschalter S2 0-Auto-0-Man, Weiss	32 mm	1	**WH15181100H**	377 101 303
Frontset Drehschalter S2 0-Auto-0-Man, Schwarz	32 mm	1	**WH15181105H**	377 101 353
Frontset Drehschalter S3, Weiss	32 mm	1	**WH15180600H**	377 100 903
Frontset Drehschalter S3, Schwarz	32 mm	1	**WH15180605H**	377 100 953
Frontset Drehschalter S5, Weiss	32 mm	1	**WH15181200H**	377 101 403
Frontset Drehschalter S5, Schwarz	32 mm	1	**WH15181205H**	377 101 453
Baukasten, Ersatzteil, Frontset - Schwenktaster - 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~ - mit Schraubklemmen				
Frontset Schwenktaster Schliesser, Weiss	32 mm	1	**WH15180700H**	377 101 003
Frontset Schwenktaster Schliesser, Schwarz	32 mm	1	**WH15180705H**	377 101 053
Frontset Schwenktaster Wechsler, Weiss	32 mm	1	**WH15180900H**	377 101 103
Frontset Schwenktaster Wechsler, Schwarz	32 mm	1	**WH15180905H**	377 101 153

▶ Seite 596



WH10801E

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~ - mit Schraubklemmen				
Ausschalter Schema 0/1P	32 mm	1	**WH101801E**	547 868 003
Ausschalter Schema 0/1P mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH101801F**	547 968 003
Ausschalter Schema 0/2P	32 mm	1	**WH101802E**	547 869 003
Ausschalter Schema 0/2P mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH101802F**	547 969 003
Ausschalter Schema 0/3P	46 mm	1	**WH101803E**	547 870 003
Ausschalter Schema 0/3P mit Befestigungsplatte	46 mm	1	**WH101803F**	547 970 003
Serieschalter Schema 1/1P	46 mm	1	**WH101804E**	547 871 003
Serieschalter Schema 1/1P mit Befestigungsplatte	46 mm	1	**WH101804F**	547 971 003
Umschalter Schema 2/1P	32 mm	1	**WH101805E**	547 872 003
Umschalter Schema 2/1P mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH101805F**	547 972 003
Wechselschalter Schema 3/1P	32 mm	1	**WH101806E**	547 873 003
Wechselschalter Schema 3/1P mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH101806F**	547 973 003
Umschalter Schema 5/1P	32 mm	1	**WH101812E**	547 725 003
Umschalter Schema 5/1P mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH101812F**	547 825 003
Schwenktaster Schliesser 1-polig	32 mm	1	**WH101807E**	547 877 003
Schwenktaster Schliesser 1-polig mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH101807F**	547 874 003
Schwenktaster Wechsler	32 mm	1	**WH101809E**	547 876 003
Schwenktaster Wechsler mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH101809F**	547 976 003

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20







Bezeichnung 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~		Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Ausschalter **Schema 0/1-polig** Einbautiefe 63 mm			**WH15184100C**	347 160 003	**WH15184100A**	347 166 003	**WH15184100B**	347 163 003
			WH15184105C	347 160 053	**WH15184105A**	347 166 053	**WH15184105B**	347 163 053
Ausschalter **Schema 0/2-polig** Einbautiefe 63 mm			**WH15184200C**	347 160 103	**WH15184200A**	347 166 103	**WH15184200B**	347 163 103
			WH15184205C	347 160 153	**WH15184205A**	347 166 153	**WH15184205B**	347 163 153
Ausschalter **Schema 0/3-polig** Einbautiefe 77 mm			**WH15184300C**	347 160 203	**WH15184300A**	347 166 203	**WH15184300B**	347 163 203
			WH15184305C	347 160 253	**WH15184305A**	347 166 253	**WH15184305B**	347 163 253
Umschalter **Schema 2 /1-polig** Einbautiefe 63 mm			**WH15184500C**	347 160 403	**WH15184500A**	347 166 403	**WH15184500B**	347 163 403
			WH15184505C	347 160 453	**WH15184505A**	347 166 453	**WH15184505B**	347 163 453
Umschalter **Schema 2 /1-polig** **0-AUT-0-HAND** Einbautiefe 63 mm			**WH15185000C**	347 160 603	**WH15185000A**	347 166 603	**WH15185000B**	347 163 603
			WH15185005C	347 160 653	**WH15185005A**	347 166 653	**WH15185005B**	347 163 653
Umschalter **Schema 2 /1-polig** **0-AUT-0-MAN** Einbautiefe 63 mm			**WH15185100C**	347 160 703	**WH15185100A**	347 166 703	**WH15185100B**	347 163 703
			WH15185105C	347 160 753	**WH15185105A**	347 166 753	**WH15185105B**	347 163 753
Wechselschalter **Schema** **3/1-polig** Einbautiefe 63 mm			**WH15184600C**	347 160 503	**WH15184600A**	347 166 503	**WH15184600B**	347 163 503
			WH15184605C	347 160 553	**WH15184605A**	347 166 553	**WH15184605B**	347 163 553
Serieschalter **Schema 1/1-polig** Einbautiefe 63 mm			**WH15184400C**	347 160 303	**WH15184400A**	347 166 303	**WH15184400B**	347 163 303
			WH15184405C	347 160 353	**WH15184405A**	347 166 353	**WH15184405B**	347 163 353
Schwenktaster, **Schliesser 1-polig** Einbautiefe 63 mm			**WH15184700C**	354 360 003	**WH15184700A**	354 366 003	**WH15184700B**	354 363 003
			WH15184705C	354 360 053	**WH15184705A**	354 366 053	**WH15184705B**	354 363 053
Schwenktaster, **Wechsler** Einbautiefe 63 mm			**WH15184900C**	354 370 003	**WH15184900A**	354 376 003	**WH15184900B**	354 373 003
			WH15184905C	354 370 053	**WH15184905A**	354 376 053	**WH15184905B**	354 373 053

- Schlüsseldrehschalter / Schlüsselschwenktaster mit Zylinder,
  Typ Kraus & Naimer Blue Line, Sicherheitsschloss Zylinder KABA 8
  Typ 10 65 A mit zwei Schlüsseln, 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~,
  mit Schraubklemmen

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

Befestigungsplatten ▶ Seite 451
▶ Seite 596

▶ Seite 596



WH15184100H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Schlüsseldrehschalter/Schlüsselschwenktaster mit Zylinder
- 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~
- mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Frontset Schlüsselschalter S0, Weiss	63 mm	1	**WH15184100H**	377 101 503
Frontset Schlüsselschalter S0, Schwarz	63 mm	1	**WH15184105H**	377 101 553
Frontset Schlüsselschalter S1, Weiss	63 mm	1	**WH15184400H**	377 101 603
Frontset Schlüsselschalter S1, Schwarz	63 mm	1	**WH15184405H**	377 101 653
Frontset Schlüsselschalter S2, Weiss	63 mm	1	**WH15184500H**	377 101 703
Frontset Schlüsselschalter S2, Schwarz	63 mm	1	**WH15184505H**	377 101 753
Frontset Schlüsselschalter S2 0-Auto-0-Hand, Weiss	63 mm	1	**WH15185000H**	377 102 103
Frontset Schlüsselschalter S2 0-Auto-0-Hand, Schwarz	63 mm	1	**WH15185005H**	377 102 153
Frontset Schlüsselschalter S2 0-Auto-0-Man, Weiss	63 mm	1	**WH15185100H**	377 102 203
Frontset Schlüsselschalter S2 0-Auto-0-Man, Schwarz	63 mm	1	**WH15185105H**	377 102 253
Frontset Schlüsselschalter S3, Weiss	63 mm	1	**WH15184600H**	377 101 803
Frontset Schlüsselschalter S3, Schwarz	63 mm	1	**WH15184605H**	377 101 853
Frontset Schlüsselschwenktaster Schliesser, Weiss	63 mm	1	**WH15184700H**	377 101 903
Frontset Schlüsselschwenktaster Schliesser, Schwarz	63 mm	1	**WH15184705H**	377 101 953
Frontset Schlüsselschwenktaster Wechsler, Weiss	63 mm	1	**WH15184900H**	377 102 003
Frontset Schlüsselschwenktaster Wechsler, Schwarz	63 mm	1	**WH15184905H**	377 102 053

▶ Seite 596



WH101841E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- Schlüsseldrehschalter/Schlüsselschwenktaster mit Zylinder
- 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~
- mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Ausschalter Schema 0/1P	63 mm	1	**WH101841E**	547 877 003
Ausschalter Schema 0/1P mit Befestigungsplatte	63 mm	1	**WH101841F**	547 977 003
Ausschalter Schema 0/2P	63 mm	1	**WH101842E**	547 878 003
Ausschalter Schema 0/2P mit Befestigungsplatte	63 mm	1	**WH101842F**	547 978 003
Ausschalter Schema 0/3P	77 mm	1	**WH101843E**	547 879 003
Ausschalter Schema 0/3P mit Befestigungsplatte	77 mm	1	**WH101843F**	547 979 003
Serieschalter Schema 1/1P	77 mm	1	**WH101844E**	547 880 003
Serieschalter Schema 1/1P mit Befestigungsplatte	77 mm	1	**WH101844F**	547 980 003
Umschalter Schema 2/1P	63 mm	1	**WH101845E**	547 881 003
Umschalter Schema 2/1P mit Befestigungsplatte	63 mm	1	**WH101845F**	547 981 003
Wechselschalter Schema 3/1P	63 mm	1	**WH101846E**	547 882 003
Wechselschalter Schema 3/1P mit Befestigungsplatte	63 mm	1	**WH101846F**	547 982 003
Schwenktaster Schliesser 1-polig	32 mm	1	**WH101847E**	547 883 003
Schwenktaster Schliesser 1-polig mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH101847F**	547 983 003
Schwenktaster Wechsler	32 mm	1	**WH101849E**	547 885 003
Schwenktaster Wechsler mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH101849F**	547 985 003

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20



Unterputz
komplett
92 x 92 mm



Unterputz
für Kombinationen
Ø 58 mm



Unterputz
Einsatz mit Front
77 x 77 mm

Bezeichnung 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~		Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Ausschalter **Schema 0/1-polig** Einbautiefe 63 mm			**WH15186100C**	347 170 003	**WH15186100A**	347 176 003	**WH15186100B**	347 173 003
			WH15186105C	347 170 053	**WH15186105A**	347 176 053	**WH15186105B**	347 173 053
Ausschalter **Schema 0/2-polig** Einbautiefe 63 mm			**WH15186200C**	347 170 103	**WH15186200A**	347 176 103	**WH15186200B**	347 173 103
			WH15186205C	347 170 153	**WH15186205A**	347 176 153	**WH15186205B**	347 173 153
Ausschalter **Schema 0/3-polig** Einbautiefe 77 mm			**WH15186300C**	347 170 203	**WH15186300A**	347 176 203	**WH15186300B**	347 173 203
			WH15186305C	347 170 253	**WH15186305A**	347 176 253	**WH15186305B**	347 173 253
Umschalter **Schema 2 /1-polig** Einbautiefe 63 mm			**WH15186500C**	347 170 403	**WH15186500A**	347 176 403	**WH15186500B**	347 173 403
			WH15186505C	347 170 453	**WH15186505A**	347 176 453	**WH15186505B**	347 173 453
Umschalter **Schema 2 /1-polig** **0-AUT-0-HAND** Einbautiefe 63 mm			**WH15187000C**	347 170 603	**WH15187000A**	347 176 603	**WH15187000B**	347 173 603
			WH15187005C	347 170 653	**WH15187005A**	347 176 653	**WH15187005B**	347 173 653
Umschalter **Schema 2 /1-polig** **0-AUT-0-MAN** Einbautiefe 63 mm			**WH15187100C**	347 170 703	**WH15187100A**	347 176 703	**WH15187100B**	347 173 703
			WH15187105C	347 170 753	**WH15187105A**	347 176 753	**WH15187105B**	347 173 753
Wechselschalter **Schema** **3/1-polig** Einbautiefe 63 mm			**WH15186600C**	347 170 503	**WH15186600A**	347 176 503	**WH15186600B**	347 173 503
			WH15186605C	347 170 553	**WH15186605A**	347 176 553	**WH15186605B**	347 173 553
Serieschalter **Schema 1/1-polig** Einbautiefe 63 mm			**WH15186400C**	347 170 303	**WH15186400A**	347 176 303	**WH15186400B**	347 173 303
			WH15186405C	347 170 353	**WH15186405A**	347 176 353	**WH15186405B**	347 173 353
Schwenktaster, **Schliesser 1-polig** Einbautiefe 63 mm			**WH15186700C**	354 380 003	**WH15186700A**	354 386 003	**WH15186700B**	354 383 003
			WH15186705C	354 380 053	**WH15186705A**	354 386 053	**WH15186705B**	354 383 053
Schwenktaster, **Wechsler** Einbautiefe 63 mm			**WH15186900C**	354 390 003	**WH15186900A**	354 396 003	**WH15186900B**	354 393 003
			WH15186905C	354 390 053	**WH15186905A**	354 396 053	**WH15186905B**	354 393 053

- Typ Kraus & Naimer Blue Line, für Schliessplananlagen z.B. Kaba 8
  -> Typ 1065 A, B, D ; Kaba 8, 20, Gemini S und Star
  -> Typ 1262 (Nachfolgetyp von 1062) A, B, C, D, und T;
  Keso Typ Nr. 16052.204.00.2 H

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

Befestigungsplatten ▶ Seite 451
▶ Seite 596

▶ Seite 596



WH15184100H

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Schlüsseldrehschalter/Schlüsselschwenktaster mit Zylinder
- 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~
- mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Frontset Schlüsselschalter S0, Weiss	63 mm	1	**WH15184100H**	377 101 503
Frontset Schlüsselschalter S0, Schwarz	63 mm	1	**WH15184105H**	377 101 553
Frontset Schlüsselschalter S1, Weiss	63 mm	1	**WH15184400H**	377 101 603
Frontset Schlüsselschalter S1, Schwarz	63 mm	1	**WH15184405H**	377 101 653
Frontset Schlüsselschalter S2, Weiss	63 mm	1	**WH15184500H**	377 101 703
Frontset Schlüsselschalter S2, Schwarz	63 mm	1	**WH15184505H**	377 101 753
Frontset Schlüsselschalter S2 0-Auto-0-Hand, Weiss	63 mm	1	**WH15185000H**	377 102 103
Frontset Schlüsselschalter S2 0-Auto-0-Hand, Schwarz	63 mm	1	**WH15185005H**	377 102 153
Frontset Schlüsselschalter S2 0-Auto-0-Man, Weiss	63 mm	1	**WH15185100H**	377 102 203
Frontset Schlüsselschalter S2 0-Auto-0-Man, Schwarz	63 mm	1	**WH15185105H**	377 102 253
Frontset Schlüsselschalter S3, Weiss	63 mm	1	**WH15184600H**	377 101 803
Frontset Schlüsselschalter S3, Schwarz	63 mm	1	**WH15184605H**	377 101 853
Frontset Schlüsselschwenktaster Schliesser, Weiss	63 mm	1	**WH15184700H**	377 101 903
Frontset Schlüsselschwenktaster Schliesser, Schwarz	63 mm	1	**WH15184705H**	377 101 953
Frontset Schlüsselschwenktaster Wechsler, Weiss	63 mm	1	**WH15184900H**	377 102 003
Frontset Schlüsselschwenktaster Wechsler, Schwarz	63 mm	1	**WH15184905H**	377 102 053

▶ Seite 596



WH101861E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- Schlüsseldrehschalter/Schlüsselschwenktaster ohne Zylinder
- 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~
- mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Ausschalter Schema 0/1P	63 mm	1	**WH101861E**	547 886 003
Ausschalter Schema 0/1P mit Befestigungsplatte	63 mm	1	**WH101861F**	547 986 003
Ausschalter Schema 0/2P	63 mm	1	**WH101862E**	547 887 003
Ausschalter Schema 0/2P mit Befestigungsplatte	63 mm	1	**WH101862F**	547 987 003
Ausschalter Schema 0/3P	77 mm	1	**WH101863E**	547 888 003
Ausschalter Schema 0/3P mit Befestigungsplatte	77 mm	1	**WH101863F**	547 988 003
Serieschalter Schema 1/1P	77 mm	1	**WH101864E**	547 889 003
Serieschalter Schema 1/1P mit Befestigungsplatte	77 mm	1	**WH101864F**	547 989 003
Umschalter Schema 2/1P	63 mm	1	**WH101865E**	547 890 003
Umschalter Schema 2/1P mit Befestigungsplatte	63 mm	1	**WH101865F**	547 990 003
Wechselschalter Schema 3/1P	63 mm	1	**WH101866E**	547 891 003
Wechselschalter Schema 3/1P mit Befestigungsplatte	63 mm	1	**WH101866F**	547 991 003
Schwenktaster Schliesser 1-polig	32 mm	1	**WH101867E**	547 892 003
Schwenktaster Schliesser 1-polig mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH101867F**	547 992 003
Schwenktaster Wechsler	32 mm	1	**WH101869E**	547 894 003
Schwenktaster Wechsler mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH101869F**	547 994 003

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20







Bezeichnung 10 A 250 V~ ø 58 mm Einbautiefe 23 mm	Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Storenschalter mechanisch		**WH15191300C**	546 450 003	**WH15191300A**	546 456 003	**WH15191300B**	546 453 003
		WH15191305C	546 450 053	**WH15191305A**	546 456 053	**WH15191305B**	546 453 053
Storentaster mechanisch		**WH15191400C**	546 460 003	**WH15191400A**	546 466 003	**WH15191400B**	546 463 003
		WH15191405C	546 460 053	**WH15191405A**	546 466 053	**WH15191405B**	546 463 053







Bezeichnung 10 A 250 V~ ø 58 mm Einbautiefe 27mm	Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Doppelstorenschalter		**WH15191700C**	546 470 003	**WH15191700A**	546 476 003	**WH15191700B**	546 473 003
		WH15191705C	546 470 053	**WH15191705A**	546 476 053	**WH15191705B**	546 473 053
Doppelstorentaster		**WH15191800C**	546 480 003	**WH15191800A**	546 486 003	**WH15191800B**	546 483 003
		WH15191805C	546 480 053	**WH15191805A**	546 486 053	**WH15191805B**	546 483 053

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 451

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 596



Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53mm



Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15191300Q	546 451 003
WH15191305Q	546 451 053
WH15191400Q	546 461 003
WH15191405Q	546 461 053



Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15191700Q	546 471 003
WH15191705Q	546 471 053
WH15191800Q	546 481 003
WH15191805Q	546 481 053

▶ Seite 596

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
 WH15191300H	**Baukasten,** Ersatzteil, Front - 10 A 250 V ~ - mit Steckklemmen				
	Frontset Storenschalter/Taster, Weiss	23 mm	1	**WH15191300H**	377 102 303
	Frontset Storenschalter/Taster, Schwarz	23 mm	1	**WH15191305H**	377 102 353
 WH15191700H	**Baukasten,** Ersatzteil, Front - 10 A 250 V ~ - mit Steckklemmen				
	Doppelstorenschalter/Taster, Weiss	27 mm	1	**WH15191700H**	377 102 403
	Doppelstorenschalter/Taster, Schwarz	27 mm	1	**WH15191705H**	377 102 453


▶ Seite 596

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 10 A 250 V~ - mit Steckklemmen				
Storenschalter	23 mm	1	**WH151913E**	546 456 793
Storenschalter mit Befestigungsplatte	23 mm	1	**WH151913F**	546 453 793
Storentaster	23 mm	1	**WH151914E**	546 466 793
Storentaster mit Befestigungsplatte	23 mm	1	**WH151914F**	546 463 793



WH151913E

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 10 A 250 V~ - mit Steckklemmen				
Doppelstorenschalter	23 mm	1	**WH151917E**	546 476 793
Doppelstorenschalter mit Befestigungsplatte	23 mm	1	**WH151917F**	546 473 793
Doppelstorentaster	23 mm	1	**WH151918E**	546 486 793
Doppelstorentaster mit Befestigungsplatte	23 mm	1	**WH151918F**	546 483 793



WH151917E

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder Schraubklemmen

Schutzart:
IP20







Bezeichnung 250 V~ mit Schraublemmen Einbautiefe 33 mm	Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Universal Drehdimmer LED 20-400W ohmisch / 4-400VA induktiv/kapazitiv / 3-180 W/VA LED-Lampen	☐	**WH15430200C**	348 060 003	**WH15430200A**	348 066 003	**WH15430200B**	348 063 003
	■	**WH15430205C**	348 060 053	**WH15430205A**	348 066 053	**WH15430205B**	348 063 053
Nebenstelle Drehdimmer zu Universal Drehdimmer LED WHxx4302xxX	☐	**WH15430300C**	348 070 003	**WH15430300A**	348 076 003	**WH15430300B**	348 073 003
	■	**WH15430305C**	348 070 053	**WH15430305A**	348 076 053	**WH15430305B**	348 073 053
LED-/Standard Drehdimmer Phasenanschnitt LED 3 - 85 Watt/ Ohmisch (R) 20 - 250 W / Induktiv (L) 20 - 250 VA	☐	**WH15340600C**	348 010 003	**WH15340600A**	348 016 003	**WH15340600B**	348 013 003
	■	**WH15340605C**	348 010 053	**WH15340605A**	348 016 053	**WH15340605B**	348 013 053
Drehdimmer Phasenanschnitt 60 - 600 W / 20 - 500 VA	☐	**WH15340700C**	348 020 003	**WH15340700A**	348 026 003	**WH15340700B**	348 023 003
	■	**WH15340705C**	348 020 053	**WH15340705A**	348 026 053	**WH15340705B**	348 023 053
Drehdimmer Phasenabschnitt 20 - 500 W	☐	**WH15300500C**	348 000 003	**WH15300500A**	348 006 003	**WH15300500B**	348 003 003
	■	**WH15300505C**	348 000 053	**WH15300505A**	348 006 053	**WH15300505B**	348 003 053
Drehdimmer 1-10 Volt	☐	**WH15400200C**	348 030 003	**WH15400200A**	348 036 003	**WH15400200B**	348 033 003
	■	**WH15400205C**	348 030 053	**WH15400205A**	348 036 053	**WH15400205B**	348 033 053
Drehzahlsteller für Einphaseninduktionsmotoren, 25-600 VA, 250 V~	☐	**WH15420100C**	348 100 003	**WH15420100A**	348 106 003	**WH15420100B**	348 103 003
	■	**WH15420105C**	348 100 053	**WH15420105A**	348 106 053	**WH15420105B**	348 103 053
DALI-Drehdimmer 230 VAC DALI Spannung 16VDC Ausgangsstrom max 52mA	☐	**WH15410100C**	348 040 003	**WH15410100A**	348 046 003	**WH15410100B**	348 043 003
	■	**WH15410105C**	348 040 053	**WH15410105A**	348 046 053	**WH15410105B**	348 043 053
DALI-Drehdimmer Tunable White, 230 VAC DALI Spannung 16 VDC Ausgangsstrom max 52 mA	☐	**WH15410200C**	348 050 003	**WH15410200A**	348 056 003	**WH15410200B**	348 053 003
	■	**WH15410205C**	348 050 053	**WH15410205A**	348 056 053	**WH15410205B**	348 053 053

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

Befestigungsplatten ▶ Seite 451
▶ Seite 596



Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15430200Q	348 061 003
WH15430205Q	348 061 053
WH15430300Q	348 071 003
WH15430305Q	348 071 053
WH15340600Q	348 011 003
WH15340605Q	348 011 053
WH15340700Q	348 021 003
WH15340705Q	348 021 053
WH15300500Q	348 001 003
WH15300505Q	348 001 053
WH15400200Q	348 031 003
WH15400205Q	348 031 053
WH15420100Q	348 101 003
WH15420105Q	348 101 053
WH15410100Q	348 041 003
WH15410105Q	348 041 053
WH15410200Q	348 051 003
WH15410205Q	348 051 053

▶ Seite 596

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
	Baukasten, Ersatzteil, Front				
	Frontset Drehlichtregler, Weiss	33 mm	1	**WH15300100H**	377 102 603
	Frontset Drehlichtregler, Schwarz	33 mm	1	**WH15300105H**	377 102 653



WH15300100H

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
	Baukasten, Ersatzteil, Front				
	Frontset Drehzahlsteller, Weiss	33 mm	1	**WH15420100H**	377 102 703
	Frontset Drehzahlsteller, Schwarz	33 mm	1	**WH15420105H**	377 102 753



WH15420100H



WH39430200Z

	Bezeichnung		VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
	Kompensationsmodul LED:				
	Kompensationsmodul als paralleler Anschluss zwischen Neutralleiter und gedimmter Phase der Leuchtmittel. Verhindert das Glimmen von HV-LED Lampen im ausgeschalteten Zustand, die an Phasenabschnitt-Dimmern betrieben werden. Verbessert das Dimmverhalten von nicht für HV-LED Lampen optimierten Dimmern				
	Kompensationsmodul LED, 230V		1	**WH39430200Z**	548 990 003

▶ Seite 596



WH104302E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- 250 V~
- mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Universal Drehdimmer LED	32 mm	1	WH104302E	548 826 793
Universal Drehdimmer LED mit Befestigungsplatte	32 mm	1	WH104302F	548 823 793
Nebenstelle zu Universaldrehdimmer	32 mm	1	WH104303E	548 846 793
Nebenstelle zu Universaldrehdimmer mit Befestigungsplatte	32 mm	1	WH104303E	548 846 793



WH103406E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- 250 V~
- mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Drehdimmer Phasenabschnitt für LED 3-85W	32 mm	1	WH103406E	548 736 798
Drehdimmer Phasenabschnitt für LED 3-85W mit Befestigungsplatte	32 mm	1	WH103406F	548 733 798



WH103407E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- 250 V~
- mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Drehdimmer Phasenanschnitt 30-600W / 20-500 VA	32 mm	1	WH103407E	548 426 793
Drehdimmer Phasenanschnitt 30-600W / 20-500 VA mit Befestigungsplatte	32 mm	1	WH103407F	548 423 793
Drehdimmer Phasenabschnitt 20-500W	32 mm	1	WH103005E	548 416 793
Drehdimmer Phasenabschnitt 20-500W mit Befestigungsplatte	32 mm	1	WH103005F	548 413 793
Drehdimmer 1 - 10 V	32 mm	1	WH104002E	548 446 793
Drehdimmer 1 - 10 V mit Befestigungsplatte	32 mm	1	WH104002F	548 443 793



WH104201E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- 10 A 250 V~
- mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Drehzahlsteller	32 mm	1	WH104201E	548 906 003
Drehzahlsteller mit Befestigungsplatte	32 mm	1	WH104201F	548 908 003



WH104101E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- 230V AC
- mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
DALI-Drehdimmer	33 mm	1	WH104101E	548 456 793
DALI-Drehdimmer mit Befestigungsplatte	33 mm	1	WH104101F	548 453 793
DALI-Drehdimmer TW Tunable White	38 mm	1	WH104102E	548 466 793
DALI-Drehdimmer TW Tunable White mit Befestigungsplatte	38 mm	1	WH104102F	548 463 793

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20







Bezeichnung 230 V~	Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Raumtemperatur-Regler elektronisch, für konventionelle Stellantriebe, Verschiedene Einstellungen möglich, wie z.B. auf Heizen, Kühlen, Heizen und Kühlen, Schliesser- oder Öffner-Kontakt Schaltstrohm 4A Geräuschlos Einbautiefe 32 mm	☐	**WH15441300C**	439 040 103	**WH15441300A**	439 046 103	**WH15441300B**	439 043 103
	■	**WH15441305C**	439 040 153	**WH15441305A**	439 046 153	**WH15441305B**	439 043 153
Raumtemperatur-Regler elektronisch, für konventionelle Stellantriebe, Verschiedene Einstellungen möglich, wie z.B. auf Heizen, Kühlen, Heizen und Kühlen, Schliesser- oder Öffner-Kontakt Schaltstrohm 16 A Geräuschlos Einbautiefe 35 mm	☐	**WH15441400C**	439 050 103	**WH15441400A**	439 056 103	**WH15441400B**	439 053 103
	■	**WH15441405C**	439 050 153	**WH15441405A**	439 056 153	**WH15441405B**	439 053 153

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

Befestigungsplatten ▶ Seite 451
▶ Seite 596



Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15441300Q	439 041 103
WH15441305Q	439 041 153

WH15441400Q	439 051 103
WH15441405Q	439 051 153

▶ Seite 596



WH15441300H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front - 230 V~ oder 24 V - mit Schraubklemmen				
Frontset Raumtemperaturregler, Weiss	32 mm	1	**WH15441300H**	378 114 103
Frontset Raumtemperaturregler, Schwarz	32 mm	1	**WH15441305H**	378 114 153

▶ Seite 596

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH104413E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - mit Schraubklemmen				
	elektronisch 4 A	32 mm	1	**WH104413E**	439 046 793
	elektronisch 4 A, mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH104413F**	439 046 793
 WH104414E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - mit Schraubklemmen				
	elektronisch 16 A	35 mm	1	**WH104414E**	439 056 793
	elektronisch 16 A, mit Befestigungsplatte	35 mm	1	**WH104414F**	439 056 793

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20







Bezeichnung 230 V~	Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Rautemperaturregler ohne Schalter für konventionelle Stellantriebe, Schaltstrom heizen: 10 A (cos phi = 1), 4 A (cos phi = 0,6) kühlen: 5 A (cos phi = 1), 2 A (cos phi = 0,6) Einbautiefe 38 mm	☐	**WH15440400C**	439 030 003	**WH15440400A**	439 036 003	**WH15440400B**	439 033 003
	■	**WH15440405C**	439 030 053	**WH15440405A**	439 036 053	**WH15440405B**	439 033 053
Raumtemperaturregler mit Schalter und LED für konventionelle Stellantriebe, Schaltstrom heizen: 10 A (cos phi = 1), 4 A (cos phi = 0,6) Einbautiefe 38 mm	☐	**WH15440500C**	439 030 103	**WH15440500A**	439 036 103	**WH15440500B**	439 033 103
	■	**WH15440505C**	439 030 153	**WH15440505A**	439 036 153	**WH15440505B**	439 033 153
Raumtemperaturregler mit Schalter Heizen/Kühlen für konventionelle Stellantriebe Schaltstrom 10A (4A) Einbautiefe 40mm	☐	**WH15441200C**	439 030 403	**WH15441200A**	439 036 403	**WH15441200B**	439 033 403
	■	**WH15441205C**	439 030 453	**WH15441205A**	439 036 453	**WH15441205B**	439 033 453
Raumtemperaturregler für elektrische Fussbodenheizung, mit Schalter und LED, inklusive Fühler Schaltstrom: 16 A (cos phi = 1), 2 A (cos phi = 0,6) Einbautiefe 40 mm	☐	**WH15440600C**	439 030 203	**WH15440600A**	439 036 203	**WH15440600B**	439 033 203
	■	**WH15440605C**	439 030 253	**WH15440605A**	439 036 253	**WH15440605B**	439 033 253

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

Befestigungsplatten ▶ Seite 451
▶ Seite 596



Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15440400Q	439 031 003
WH15440405Q	439 031 053
WH15440500Q	439 031 103
WH15440505Q	439 031 153
WH15441200Q	439 031 403
WH15441205Q	439 031 453
WH15440600Q	439 031 203
WH15440605Q	439 031 253

▶ Seite 596



WH15440400H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front - 230 V~ oder 24 V - mit Schraubklemmen				
Frontset Raumtemperaturregler, Weiss	38 mm	1	**WH15440400H**	377 102 803
Frontset Raumtemperaturregler, Schwarz	38 mm	1	**WH15440405H**	377 102 853



WH15441200H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front - 230 V~ - mit Schraubklemmen				
Frontset Raumtemperaturregler mit Schalter, Weiss	38 mm	1	**WH15440500H**	377 102 903
Frontset Raumtemperaturregler mit Schalter, Schwarz	38 mm	1	**WH15440505H**	377 102 953



WH15441200H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front - 230V 50Hz - mit Schraubklemmen				
Frontset Raumtemperaturregler mit Schalter Heizen/Kühlen, Weiss	40 mm	1	**WH15441200H**	377 103 103
Frontset Raumtemperaturregler mit Schalter Heizen/Kühlen, Schwarz	40 mm	1	**WH15441205H**	377 103 153



WH15440600H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front - 230 V~ - mit Schraubklemmen				
Frontset RT für Fussbodenheizung, Weiss	40 mm	1	**WH15440600H**	377 103 003
Frontset RT für Fussbodenheizung, Schwarz	40 mm	1	**WH15440605H**	377 103 053

▶ Seite 596

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr




WH104404E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- mit Schraubklemmen

Raumtemperaturregler 230V~	38 mm	1	**WH104404E**	439 206 793
Raumtemperaturregler 230V~ mit Befestigungsplatte	38 mm	1	**WH104404F**	439 203 793




WH104405E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- 230 V~
- mit Schraubklemmen

Raumtemperaturregler mit Schalter	38 mm	1	**WH104405E**	439 216 793
Raumtemperaturregler mit Schalter mit Befestigungsplatte	38 mm	1	**WH104405F**	439 213 793



WH104412E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- 230V 50 Hz
- mit Schraubklemmen

Raumtemperaturregler mit Schalter Heizen/Kühlen	40 mm	1	**WH104412E**	439 356 793
Raumtemperaturregler mit Schalter Heizen/Kühlen mit Befestigungsplatte	40 mm	1	**WH104412F**	439 353 793



WH104406E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz

- 230 V~
- mit Schraubklemmen

Raumtemperaturregler für elekt. Fussbodenheizung	40 mm	1	**WH104406E**	439 226 793
Raumtemperaturregler für elekt. Fussbodenheizung mit Befestigungsplatte	40 mm	1	**WH104406F**	439 223 793

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht







Bezeichnung 250 V~ Einbautiefe 34 mm	Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Bewegungsmelder 3 Draht 1500 W/VA LED: 400 W Nachlaufzeit: Impulsbetrieb 200 ms; ca. 10 s ... 30 min Erfassungswinkel: 90 bis 180° Erfassungsbereich: 12x16m	☐	**WH15251000C**	535 000 003	**WH15251000A**	535 006 003	**WH15251000B**	535 003 003
	■	**WH15251005C**	535 000 053	**WH15251005A**	535 006 053	**WH15251005B**	535 003 053
Bewegungsmelder für Minuterie Erfassungswinkel: 90 bis 180° Erfassungsbereich: 12x16m	☐	**WH15251100C**	535 010 003	**WH15251100A**	535 016 003	**WH15251100B**	535 013 003
	■	**WH15251105C**	535 010 053	**WH15251105A**	535 016 053	**WH15251105B**	535 013 053

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 451

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 596



Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15251000Q	535 001 003
WH15251005Q	535 001 053

WH15251100Q	535 011 003
WH15251105Q	535 011 053

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht







Bezeichnung 250 V~ Einbautiefe 34 mm		Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Durchgangsdose ø 58 mm, inkl. Kabelzugentlastung, ohne Klemmsatz Loch: Ø 9 mm		☐	WH15960100C	145 000 003	WH15960100A	145 006 003	WH15960100B	145 003 003
		■	WH15960105C	145 000 053	WH15960105A	145 006 053	WH15960105B	145 003 053
Duchgangsdose Ø 58 mm, inkl. Kabelzugentlastung, ohne Klemmsatz Loch: 11 mm		☐	WH15960200C	145 010 003	WH15960200A	145 016 003	WH15960200B	145 013 003
		■	WH15960205C	145 010 053	WH15960205A	145 016 053	WH15960205B	145 013 053
Blindabdeckungen ø 58 mm		☐	WH15920400C	377 410 003	WH15920400A	377 416 003	WH15920400B	377 413 003
		■	WH15920405C	377 410 053	WH15920405A	377 416 053	WH15920405B	377 413 053
Sonnerie-Drucktaster 250 V~, mit Schraubklemmen, Einbautiefe 17 mm, Bezeichnungsschild 37 x 15 mm		☐	WH15510100C	863 030 003	WH15510100A	863 036 003	WH15510100B	863 033 003
		■	WH15510105C	863 030 053	WH15510105A	863 036 053	WH15510105B	863 033 053
Türgong elektronisch 230VAC / 50 Hz (70mA) 18 Melodien, 2 Eingänge, Max Lautstärke 83 dB Einbautiefe 28mm		☐	WH45830100C	931 120 003	WH45830100A	931 126 003	WH45830100B	931 123 003
		■	WH45830105C	931 120 053	WH45830105A	931 126 053	WH45830105B	931 123 053
Türgong elektronisch 8-12V =/AC (0.5A) 18 Melodien, 2 Eingänge, Max Lautstärke 83 dB Einbautiefe 28mm		☐	WH45830200C	931 130 003	WH45830200A	931 136 003	WH45830200B	931 133 003
		■	WH45830205C	931 130 053	WH45830205A	931 136 053	WH45830205B	931 133 053

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 451

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 596



Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH15510100Q	863 031 003
WH15130105Q	863 031 053
WH45830100Q	931 121 003
WH45830105Q	931 121 053
WH45830200Q	931 131 003
WH45830205Q	931 131 053

▶ Seite 596


WH15251000H


WH15920400H


WH45830100H


WH15960100H


WH15510100H

WH36511200Z

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front - 250 V~ - mit Schraubklemmen				
Front Bewegungsmelder, Weiss	34 mm	1	**WH15251000H**	377 102 503
Front Bewegungsmelder, Schwarz	34 mm	1	**WH15251005H**	377 102 553
Baukasten, Ersatzteil, Front - Blindabdeckungen				
Front Blindabdeckung, Weiss	34 mm	1	**WH15920400H**	377 107 003
Front Blindabdeckung, Schwarz	34 mm	1	**WH15920405H**	377 107 053
Baukasten, Ersatzteil, Front - Türgong				
Front Türgong, weiss	28 mm	1	**WH45830100H**	877 530 803
Front Türgong, schwarz	28 mm	1	**WH45830105H**	877 530 853
Baukasten, Ersatzteil, Front - Durchgangsdose				
Front Durchgangsdose, Loch / 9 mm, Weiss	28 mm	1	**WH15960100H**	377 107 103
Front Durchgangsdose, Loch / 9 mm, Schwarz	28 mm	1	**WH15960105H**	377 107 153
Front Durchgangsdose, Loch / 11 mm, Weiss	28 mm	1	**WH15960200H**	377 107 203
Front Durchgangsdose, Loch / 11 mm, Schwarz	28 mm	1	**WH15960205H**	377 107 253
Baukasten, Ersatzteil, Front - Sonnerietaster				
Front Sonnerietaster, Weiss	28 mm	1	**WH15510100H**	377 103 203
Front Sonnerietaster, Schwarz	28 mm	1	**WH15510105H**	377 103 253
Bezeichnungsschild zu Sonnerietaster				
Bezeichnungsschild (Set a 10 Stk), Weiss		1	**WH36511200Z**	173 323 003
Bezeichnungsschild (Set a 10 Stk), Schwarz		1	**WH36511205Z**	173 323 053

▶ Seite 596

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 250 V~ - mit Schraubklemmen				
Bewegungsmelder 3 Draht	34 mm	1	**WH102510E**	535 006 793
Bewegungsmelder 3 Draht mit Befestigungsplatte	34 mm	1	**WH102510F**	535 003 793
Bewegungsmelder Minuterie	34 mm	1	**WH102510E**	535 016 793
Bewegungsmelder Minuterie mit Befestigungsplatte	34 mm	1	**WH102510F**	535 013 793



WH102510E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz				
Türgong 250V AC	28 mm	1	**WH408301E**	931 106 793
Türgong 250V AC mit Befestigungsplatte	28 mm	1	**WH408301F**	931 103 793
Türgong 12 V =/AC	28 mm	1	**WH102510E**	931 116 793
Türgong 12 V =/AC mit Befestigungsplatte	28 mm	1	**WH408302F**	931 113 793



WH408301E

Baukasten, Ersatzteil, Einsatz				
Sonnerietaster Knopf, weiss	28 mm	1	**WH15560100Z**	377 103 303
Sonneriteaster Knopf, Schwarz	28 mm	1	**WH15560105Z**	377 103 353



WH15560100Z

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
2x flexible Leiter Länge 118mm mit 10mm Endhülsen

Schutzart:
IP20

Bezeichnung
250V AC
Ausgangsstrom :
- Single C-port: 5V 3.0A 15W; 9V 2.2A 20W; 12V 1.67A 20W
- C + C-port: 5V 2.0A 10W (4.0A gesamt)

Ausgangsleistung 20W Power Delivery
Ausgangsspannung 5 VDC
Einbautiefe: 40 mm



Unterputz
komplett
92 x 92 mm



Unterputz
für Kombinationen
ø 58 mm



Unterputz
Einsatz mit Front
77 x 77 mm

		Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
USB Ladesteckdose Typ C-C			**WH45822100C**	960 140 403	**WH45822100A**	960 146 403	**WH45822100B**	960 143 403
			WH45822105C	960 140 453	**WH45822105A**	960 146 453	**WH45822105B**	960 143 453
2x USB Ladesteckdose Typ C-C			**WH45822200C**	960 140 503	**WH45822200A**	960 146 503	**WH45822200B**	960 143 503
			WH45822205C	960 140 553	**WH45822205A**	960 146 553	**WH45822205B**	960 143 553
USB Ladesteckdose Typ C-C mit Typ 13 Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen			**WH45822300C**	960 140 603	**WH45822300A**	960 146 603	**WH45822300B**	960 143 603
			WH45822305C	960 140 653	**WH45822305A**	960 140 653	**WH45822305B**	960 143 653
USB Ladesteckdose Typ C-C mit Typ 23 Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen			**WH45822400C**	960 140 703	**WH45822400A**	960 146 703	**WH45822400B**	960 143 703
			WH45822405C	960 140 753	**WH45822405A**	960 146 753	**WH45822405B**	960 143 753

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 451

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 596



Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 63 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH45822100Q	960 141 403
WH45822105Q	960 141 453
WH45822200Q	960 141 503
WH45822205Q	960 141 553
WH45822300Q	960 141 603
WH45822305Q	960 141 653
WH45822400Q	960 141 703
WH45822405Q	960 141 753

USB-Ladesteckdose Typ A-C , Typ C 65W

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20

Bezeichnung
250V AC
Ausgangsstrom : Typ A: 3000mA, Typ C: 3000mA (max. 3000mA aufgeteilt auf beide USB-Anschlüsse)
Ausgangsleistung 18W Power Delivery
Ausgangsspannung 5 VDC
mit Schraubklemmen
Einbautiefe: 40 mm



Unterputz
komplett
92 x 92 mm



Unterputz
für Kombinationen
ø 58 mm



Unterputz
Einsatz mit Front
77 x 77 mm

	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
USB Ladesteckdose Typ A-C 		WH45821100C	960 140 003	WH45821100A	960 146 003	WH45821100B	960 143 003
		WH45821105C	960 140 053	WH45821105A	960 146 053	WH45821105B	960 143 053
USB Ladesteckdose Typ A-C mit Steckdose Typ 13  Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen		WH45821300C	960 140 103	WH45821300A	960 146 103	WH45821300B	960 143 103
		WH45821305C	960 140 153	WH45821305A	960 146 153	WH45821305B	960 143 153
USB Ladesteckdose Typ A-C mit Steckdose Typ 23  Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen		WH45821400C	960 140 203	WH45821400A	960 146 203	WH45821400B	960 143 203
		WH45821405C	960 140 253	WH45821405A	960 146 253	WH45821405B	960 143 253

Bezeichnung
250V AC
Ausgangsstrom: max 3250mA bei 65W
Nennausgangsleistung 60W
Max. Ausgangsleistung 65W (automatische Leistungsanpassung je nach Temperaturanstieg im Gerät)
Ausgangsspannung 20 VDC
mit Schraubklemmen
Einbautiefe: 35 mm



Unterputz
komplett
86 x 86 mm



Unterputz
für Kombinationen
ø 58 mm



Unterputz
Einsatz mit Front
77 x 77 mm

	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
USB Ladesteckdose Typ C 65W PD Ladeprotokolle: USB PD; PPS; BC1.2; Apple 2.4 A; Samsung 2A; QC4.0 		WH45821500C	960 140 303	WH45821500A	960 146 303	WH45821500B	960 143 303
		WH45821505C	960 140 353	WH45821505A	960 146 353	WH45821505B	960 143 353

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 451

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 596



Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 63 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH45821100Q	960 141 003
WH45821105Q	960 141 053
WH45821300Q	960 141 103
WH45821305Q	960 141 153
WH45821400Q	960 141 203
WH45821405Q	960 141 253



Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH45821500Q	960 141 303
WH45821505Q	960 141 353

▶ Seite 596



WH45820100H

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front			
Front USB Ladesteckdose, weiss	1	**WH45820100H**	877 530 403
Front USB Ladesteckdose, schwarz	1	**WH45820105H**	877 530 453



WH45820200H

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front			
Front USB doppel Ladesteckdose, weiss	1	**WH45820200H**	877 530 503
Front USB doppel Ladesteckdose, schwarz	1	**WH45820205H**	877 530 553



WH45820300H

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front			
Front USB Ladesteckdose mit Typ 13, weiss	1	**WH45820300H**	877 530 603
Front USB Ladesteckdose mit Typ 13, schwarz	1	**WH45820305H**	877 530 653




WH45820400H

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front			
Front USB Ladesteckdose mit Typ 23, weiss	1	**WH45820400H**	877 530 703
Front USB Ladesteckdose mit Typ 23, schwarz	1	**WH45820405H**	877 530 753




WH45821500H

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front			
Front USB Ladesteckdose Typ C 65 W PD, weiss	1	**WH45821500H**	377 107 303
Front USB Ladesteckdose Typ C 65 W PD, schwarz	1	**WH45821505H**	377 107 353




WH408211E

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 230 V~ - 2x flexible Leiter Länge 118mm mit 10mm Endhülsen				
USB Ladesteckdose Typ A-C		1	WH408211E	960 806 793
USB Ladesteckdose Typ A-C mit Befestigungsplatte	40 mm	1	WH408211F	960 803 793



WH408213E

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 230 V~ - 2x flexible Leiter Länge 118mm mit 10mm Endhülsen - Steckdose Typ 13/23 mit Steckklemmen				
USB Ladesteckdose Typ A-C		1	WH408213E	960 816 793
USB Ladesteckdose Typ A-C mit Befestigungsplatte	40 mm	1	WH408213F	960 813 793




WH408221E

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 230 V~ - 2x flexible Leiter Länge 118mm mit 10mm Endhülsen				
USB Ladesteckdose Typ C-C		1	WH408221E	960 916 793
USB Ladesteckdose Typ C-C mit Befestigungsplatte	40 mm	1	WH408221F	960 913 793




WH408222E

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 230 V~ - 2x flexible Leiter Länge 118mm mit 10mm Endhülsen				
2x USB Ladesteckdose Typ C-C		1	WH408222E	960 066 793
2x USB Ladesteckdose Typ C-C mit Befestigungsplatte	40 mm	1	WH408222F	960 063 793



WH408223E

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 230 V~ - 2x flexible Leiter Länge 118mm mit 10mm Endhülsen - Steckdose Typ 13/23 mit Steckklemmen				
USB Ladesteckdose Typ C-C		1	WH408223E	960 936 793
USB Ladesteckdose Typ C-C mit Befestigungsplatte	40 mm	1	WH408223F	960 933 793



WH408215E

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz - 250V - mit Schraubklemmen				
USB Ladesteckdose Typ C 65W		1	WH408215E	960 746 793
USB Ladesteckdose Typ C 65W mit Befestigungsplatte	40 mm	1	WH408215F	960 843 793

Taster KNX ohne LED:
- Elektronischer Multifunktionstaster mit integriertem KNX-Busankoppler Twisted-Pair (TP)
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Merkmale:
- Spannungsversorgung: Systemspannung 30 VDC (KNX)
- integrierter Temperatursensor
- integrierter Buzzer zur Standort-Ortung in der Installation
- Zum Einbau in CH-Schalterdosen
- Kombinierbar mit CH origin Rahmen und Mehrfachkombinationen





Bezeichnung		Farbe	**origin** komplett 92 x 92 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombination ø 58 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Taster BA ohne LED 2-fach			**WHTO20200C**	203 040 003	**WHTO20200A**	203 046 003	**WHTO20200B**	203 043 003
			WHTO20205C	203 040 053	**WHTO20205A**	203 046 053	**WHTO20205B**	203 043 053
Taster BA ohne LED 4-fach			**WHTO20400C**	203 040 103	**WHTO20400A**	203 046 103	**WHTO20400B**	203 043 103
			WHTO20405C	203 040 153	**WHTO20405A**	203 046 153	**WHTO20405B**	203 043 153
Storentaster KNX BA ohne LED 2-fach			**WHTOM20200C**	203 050 003	**WHTOM20200A**	203 056 003	**WHTOM20200B**	203 053 003
			WHTOM20205C	203 050 053	**WHTOM20205A**	203 056 053	**WHTOM20205B**	203 053 053
Storentaster KNX BA ohne LED 4-fach			**WHTOM20400C**	203 050 103	**WHTOM20400A**	203 056 103	**WHTOM20400B**	203 053 103
			WHTOM20405C	203 050 153	**WHTOM20405A**	203 056 153	**WHTOM20405B**	203 053 153

Funktionen:
- Umschalten Taster / Wippe
- Taster UM, Schalten EIN, AUS
- Dimmen (1- und 2-Tasten-Bedienung)
- Zeitschalter
- Rollladen-/Jalousie
- Wert senden (1 byte und 2 byte)
- Auswahl der Betriebsart bei Heizungsfunktion
- Alarm
- Szenen (1 - 64)
- 2 Kanal Modus
- Stufenschalter
- Automatisierung deaktivieren
- Zwei Ebenen

Lieferfarben:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596



Aufputz
Gehäuse 88 x 88 x 54 mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WHTO20200Q	203 041 003
WHTO20205Q	203 041 053
WHTO20400Q	203 041 103
WHTO20405Q	203 041 153
WHTOM20200Q	203 051 003
WHTOM20205Q	203 051 053
WHTOM20400Q	203 051 103
WHTOM20405Q	203 051 153

Raumtemperaturregler KNX:
Raumtemperaturregler mit 1.93" Farbdisplay und integriertem KNX- Busankoppler Twisted-Pair (TP)

Merkmale:
- Messung der Raumtemperatur und Vergleich mit Solltemperatur
- Sollwert-Vorgabe durch Wahl der Betriebsart
- Zum Einbau in CH-Schalterdosen
- Kombinierbar mit CH-origin-Rahmen und Mehrfachkombinationen ▶ Seite 457
- 1.93" Display
- sensitive Touch Bedienfläche
- Anschluss eines externen Temperaturfühlers (EK090, nicht in Lieferumfang inbegriffen, S.201)
- Spannungsversorgung: Systemspannung 30 V (KNX)
- Hilfsspannung: 24 VDC





Bezeichnung	Farbe	origin komplett 86 x 86 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Aufputz Gehäuse 85 x 85 x 54 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Raumtemperaturregler KNX mit zusätzlichen Funktionen Standalone, kann nicht in Mehrfachkombinationen eingbaut werden.					
		WHTO74000C	205 000 103	**WHTO74000Q**	205 001 103
		WHTO74005C	205 000 153	**WHTO74005Q**	205 001 153
Raumtemperaturregler KNX ohne zusätzlichen Funktionen Standalone, kann nicht in Mehrfachkombinationen eingbaut werden.					
		WHTO73000C	205 000 003	**WHTO73000Q**	205 001 003
		WHTO73005C	205 000 053	**WHTO73005Q**	205 001 053

Funktionen:
- Sollwert-Vorgabe durch Wahl der Betriebsart
- Betriebsarten Komfort, Standby, Economybetrieb, Frost-/Hitzeschutz, Ferienbetrieb
- Heiz- und Kühlbetrieb
- Lüftungsfunktion
- Zeitschaltuhrfunktion
- Anzeige von Stati und Leistungsverbrauch
- Tastsensorfunktionen wie z. B. Schalten, Dimmen, Jalousie/Rolllade etc. (nur bei Raumtemperaturregler mit zusätzlichen Tasten, WHTx740)

Lieferfarben:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen

▶ Seite 596

Baukasten
Einzelteillieferung zur individuellen Zusammenstellung.
1. Befestigungsring mit Aufnahmering
2. Busankoppler
3. kallysto Abdeckplatte
4. Frontrahmen/Frontabdeckung
5. Tasterfront

▶ Seite 596



WHT202

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Busankoppler Taster KNX BA ohne LED			
- Abmessungen (H x B x T): 45 x 45 x 17 mm			
Busankoppler Taster KNX BA ohne LED 2-fach	1	**WHT202**	305 746 193
Busankoppler Taster KNX BA ohne LED 4-fach	1	**WHT204**	305 766 193

origin

Baukasten
Einzelteillieferung zur individuellen Zusammenstellung.
1. Befestigungsring mit Aufnahmering
2. Busankoppler
3. kallysto Abdeckplatte
4. Frontrahmen/Frontabdeckung
5. Tasterfront


▶ Seite 596

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WHT740	**Busankoppler Raumtemperaturregler KNX mit zusätzlichen Funktionen** - Abmessungen (H x B x T): 45 x 45 x 32 mm			
	Busankoppler Raumtemperaturregler KNX mit zusätzlichen Funktionen	1	**WHT740**	378 183 793
 WHT730	**Busankoppler Raumtemperaturregler KNX** - Abmessungen (H x B x T): 45 x 45 x 32 mm			
	Busankoppler Raumtemperaturregler KNX	1	**WHT730**	378 182 793

origin

Lieferfarben:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).


origin



WHTO20200Z

Tasterfront für Taster KNX origin

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Tasterfront für Taster KNX 2-fach, Ultraweiss	5	**WHTO20200Z**	378 036 003
Tasterfront für Taster KNX 2-fach, Schwarz	5	**WHTO20205Z**	378 036 053
Tasterfront für Taster KNX 4-fach, Ultraweiss	5	**WHTO20400Z**	378 036 103
Tasterfront für Taster KNX 4-fach, Schwarz	5	**WHTO20405Z**	378 036 153



WHTOM20200Z

Tasterfront für Storentaster KNX origin

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Tasterfront für Storentaster KNX 2-fach, Ultraweiss	5	**WHTOM20200Z**	378 036 203
Tasterfront für Storentaster KNX 2-fach, Schwarz	5	**WHTOM20205Z**	378 036 253
Tasterfront für Storentaster KNX 4-fach, Ultraweiss	5	**WHTOM20400Z**	378 036 303
Tasterfront für Storentaster KNX 4-fach, Schwarz	5	**WHTOM20405Z**	378 036 353

Lieferfarben:
Ultraweiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr



WH15251000H

Frontabdeckung für Bewegungsmelder KNX (Fabrikat Swisslux)

- geeignet für Bewegungsmelder Swisslux: E-N° 535936658 & 535936668

Frontabdeckung für Bewegungsmelder, Ultraweiss	5	**WH15251000H**	377 102 503
Frontabdeckung für Bewegungsmelder, Schwarz	5	**WH15251005H**	377 102 553



WHTB70000

Frontrahmen für Raumtemperaturregler KNX


Frontrahmen für Raumtemperaturregler KNX, Ultraweiss, für origin	5	**WHTB70000**	305 193 003
Frontrahmen für Raumtemperaturregler KNX, Schwarz, für origin	5	**WHTB70005**	305 193 053

origin

Lieferfarben:
Weiss, RAL 9016: 00
Lichtgrau, RAL 7035: 03
Anthrazit, RAL 7024: 04
Schwarz, RAL 9005: 05
Beige, S2010-Y30R: 07
Braun, RAL 8014: 09
Farben ähnlich RAL-Tönen
(Beige ähnlich NCS-Ton).

origin

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Frontabdeckung für Raumtemperaturregler KNX			
Frontabdeckung für Raumtemperaturregler KNX, Weiss	5	**WHTB70100**	305 194 003
Frontabdeckung für Raumtemperaturregler KNX, Schwarz, für origin	5	**WHTB70105**	305 194 053



WHTB70100

Befestigungsring für origin KNX Taster

- geeignet für Busankoppler Taster KNX (WHT4xx) im origin-Design

Befestigungsring für origin KNX Taster BA	5	**WH109905E**	378 403 793
Befestigungsring mit Aufnahmering für origin KNX Taster BA	5	**WH109905F**	378 406 793



WH109905E



WH109905F

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP20







Bezeichnung Einbautiefe 20 mm		Farbe	Unterputz komplett 92 x 92 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Unterputz für Kombinationen ø 58 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Unterputz Einsatz mit Front 77 x 77 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Steckdose 1x RJ45 ungeschirmt RJ45 UTP 4-polig beschaltbar Anschlussschema: R3			**WH45400800C**	877 170 003	**WH45400800A**	877 176 003	**WH45400800B**	877 173 003
			WH45400805C	877 170 053	**WH45400800A**	877 176 053	**WH45400800B**	877 173 053

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse
für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 451

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 596



Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH45400800Q	877 171 003
WH45400805Q	877 171 053

▶ Seite 596



WH45400400H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front				
- mit Schraubklemmen				
Front RJ45, weiss	20 mm	1	**WH45400400H**	877 530 903
Front RJ45, Schwarz	20 mm	1	**WH45400405H**	877 530 953

▶ Seite 596


WH404008E

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz				
- mit Schraubklemmen				
Steckdose 1x RJ45, ungeschirmt	20 mm	1	WH404008E	877 634 798
Steckdose 1x RJ45, ungeschirmt mit Befestigungsplatte	20 mm	1	WH404008F	877 334 798

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Stecktechnik oder Schraubklemmen

Schutzart:
IP20







Bezeichnung 2x IEC bis 2 GHz, Gigabit-Class DOCSIS 3.1 Einbautiefe 32 mm	Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
AM04 4dB Stichdose	☐	**WH45548500C**	965 800 503	**WH45548500A**	965 806 503	**WH45548500B**	965 803 503
	■	**WH45548505C**	965 800 553	**WH45548500A**	965 806 553	**WH45548500B**	965 803 553
AM10 10.5dB Enddose mit Abschlusswiderstand	☐	**WH45548600C**	965 800 603	**WH45548600A**	965 806 603	**WH45548600B**	965 803 603
	■	**WH45548605C**	965 800 653	**WH45548600A**	965 806 653	**WH45548600B**	965 803 653
AM11 11dB Durchgangsdose	☐	**WH45548700C**	965 800 703	**WH45548700A**	965 806 703	**WH45548700B**	965 803 703
	■	**WH45548705C**	965 800 753	**WH45548700A**	965 806 753	**WH45548700B**	965 803 753
AM15 14dB Durchgangsdose	☐	**WH45548800C**	965 800 803	**WH45548800A**	965 806 803	**WH45548800B**	965 803 803
	■	**WH45548805C**	965 800 853	**WH45548800A**	965 806 853	**WH45548800B**	965 803 853
AM19 19dB Durchgangsdose	☐	**WH45548900C**	965 800 903	**WH45548900A**	965 806 903	**WH45548900B**	965 803 903
	■	**WH45548905C**	965 800 953	**WH45548900A**	965 806 953	**WH45548900B**	965 803 953
AM02 SAT TV-/Radio-Satellitendose, 2x IEC / 1x F	☐	**WH45545600C**	965 810 003	**WH45545600A**	965 816 003	**WH45545600B**	965 813 003
	■	**WH45545605C**	965 810 053	**WH45545600A**	965 816 053	**WH45545600B**	965 813 053

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse
für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 451

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 596



Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH45548500Q	965 801 503
WH45548505Q	965 801 553
WH45548600Q	965 801 603
WH45548605Q	965 801 653
WH45548700Q	965 801 703
WH45548705Q	965 801 753
WH45548800Q	965 801 803
WH45548805Q	965 801 853
WH45548900Q	965 801 903
WH45548905Q	965 801 953
WH45545600Q	965 811 003
WH45545605Q	965 811 053

▶ Seite 596

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH45545000H	**Baukasten,** Ersatzteil, Front - Front für Bohrung Durchmesser 58mm				
	Front TV-/Radio, Weiss	32 mm	1	**WH45545000H**	877 530 103
	Front TV-/Radio, Schwarz	32 mm	1	**WH45545005H**	877 530 153
 WH45545600H	**Baukasten,** Ersatzteil, Front - Front für Bohrung Durchmesser 58mm				
	Front TV-/Radio-SAT, Weiss	32 mm	1	**WH45545600H**	877 530 203
	Front TV-/Radio-SAT, Schwarz	32 mm	1	**WH45545605H**	877 530 253
 WH765302Z	**Abschlusswiderstand 75 Ω**				
	Abschlusswiderstand 75 Ω		1	**WH765302Z**	965 369 098

▶ Seite 596

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH405485E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - Bandbreite bis 2 GHz				
	4dB Stichdose	32 mm	1	**WH405485E**	965 216 793
	4dB Stichdose mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH405485F**	965 213 793
	10.5dB Enddose mit Abschlusswiderstand	32 mm	1	**WH405486E**	965 226 793
	10.5dB Enddose mit Abschlusswiderstand mit Befestigunsplatte	32 mm	1	**WH405486F**	965 223 793
	11dB Durchgangsdose	32 mm	1	**WH405487E**	965 236 793
	11dB Durchgangsdose mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH405487F**	965 233 793
	14dB Durchgangsdose	32 mm	1	**WH405488E**	965 246 793
	14dB Durchgangsdose mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH405488F**	965 243 793
	19dB Durchgangsdose	32 mm	1	**WH405489E**	965 256 793
	19dB Durchgangsdose mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH405489F**	965 253 793
 WH405456E	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - AM02 SAT				
	TV-/Radio-Satellitendose		1	**WH405456E**	965 306 798
	TV-/Radio-Satellitendose mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH405456F**	965 303 798

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast/Druckguss
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Stecktechnik oder Schraubklemmen

Schutzart:
IP20







Bezeichnung 2x IEC / 1x MiniDat 2 GHz, Rückweg 5 – 65 MHz Einbautiefe 32 mm	Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
AMD04 4dB Stichdose		**WH45543600C**	965 800 003	**WH45543600A**	965 806 003	**WH45543600B**	965 803 003
		WH45543605C	965 800 053	**WH45543600A**	965 806 053	**WH45543600B**	965 803 053
AMD10 10.5dB Enddose mit Abschlusswiderstand		**WH45543700C**	965 800 103	**WH45543700A**	965 806 103	**WH45543700B**	965 803 103
		WH45543705C	965 800 153	**WH45543700A**	965 806 153	**WH45543700B**	965 803 153
AMD11 11dB Durchgangsdose		**WH45543800C**	965 800 203	**WH45543800A**	965 806 203	**WH45543800B**	965 803 203
		WH45543805C	965 800 253	**WH45543800A**	965 806 253	**WH45543800B**	965 803 253
AMD15 14dB Durchgangsdose		**WH45543900C**	965 800 303	**WH45543900A**	965 806 303	**WH45543900B**	965 803 303
		WH45543905C	965 800 353	**WH45543900A**	965 806 353	**WH45543900B**	965 803 353
AMD19 19dB Durchgangsdose		**WH45544000C**	965 800 403	**WH45544000A**	965 806 403	**WH45544000B**	965 803 403
		WH45544005C	965 800 453	**WH45544000A**	965 806 453	**WH45544000B**	965 803 453

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse
für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 451

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 596



Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH45543600Q	965 801 003
WH45543605Q	965 801 053
WH45543700Q	965 801 103
WH45543705Q	965 801 153
WH45543800Q	965 801 203
WH45543805Q	965 801 253
WH45543900Q	965 801 303
WH45543905Q	965 801 353
WH45544000Q	965 801 403
WH45544005Q	965 801 453

▶ Seite 596

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front				
- TV-/Radio-Datendosen, 2x IEC / 1x MiniDat				
Front TV-Radio-Datendose, weiss	32 mm	1	**WH45540700H**	877 530 003
Front TV-Radio-Datendose, schwarz	32 mm	1	**WH45540705H**	877 530 053



WH45540700H

▶ Seite 596



WH405436E

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz				
4dB Stichdose	32 mm	1	**WH405436E**	935 280 793
4dB Stichdose mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH405436F**	935 780 793
10.5dB Enddose mit Abschlusswiderstand	32 mm	1	**WH405437E**	935 287 793
10.5dB Enddose mit Abschlusswiderstand mit Befestigunsplatte	32 mm	1	**WH405437F**	935 787 793
11dB Durchgangsdose	32 mm	1	**WH405438E**	935 281 793
11dB Durchgangsdose mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH405438F**	935 781 793
14dB Durchgangsdose	32 mm	1	**WH405439E**	935 282 793
14dB Durchgangsdose mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH405439F**	935 782 793
19dB Durchgangsdose	32 mm	1	**WH405440E**	935 283 793
19dB Durchgangsdose mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH405440F**	935 783 793



WH765302Z

Abschlusswiderstand 75 Ω				
Abschlusswiderstand 75 Ω		1	**WH765302Z**	965 369 098

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast/Druckguss
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Stecktechnik oder Schraubklemmen

Schutzart:
IP20







Bezeichnung 2x IEC und für 1x/2x RJ45 HMS-Einsätze bis 2 GHz, Gigabit-Class DOCSIS 3.1 Einbautiefe 32 mm	Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
HMS AM04 4dB Stichdose	☐	**WH45549300C**	965 810 103	**WH45549300A**	965 816 103	**WH45549300B**	965 813 103
	■	**WH45549305C**	965 810 153	**WH45549300A**	965 816 153	**WH45549300B**	965 813 153
HMS AM10 10.5dB Enddose mit Abschlusswiderstand	☐	**WH45549400C**	965 810 203	**WH45549400A**	965 816 203	**WH45549400B**	965 813 203
	■	**WH45549405C**	965 810 253	**WH45549400A**	965 816 253	**WH45549400B**	965 813 253
HMS AM11 11dB Durchgangsdose	☐	**WH45549500C**	965 810 303	**WH45549500A**	965 816 303	**WH45549500B**	965 813 303
	■	**WH45549505C**	965 810 353	**WH45549500A**	965 816 353	**WH45549500B**	965 813 353
HMS AM15 14dB Durchgangsdose	☐	**WH45549600C**	965 810 403	**WH45549600A**	965 816 403	**WH45549600B**	965 813 403
	■	**WH45549605C**	965 810 453	**WH45549600A**	965 816 453	**WH45549600B**	965 813 453
HMS AM19 19dB Durchgangsdose	☐	**WH45549700C**	965 810 503	**WH45549700A**	965 816 503	**WH45549700B**	965 813 503
	■	**WH45549705C**	965 810 553	**WH45549700A**	965 816 553	**WH45549700B**	965 813 553

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 451

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 596



Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH45549300Q	965 811 103
WH45549305Q	965 811 153
WH45549400Q	965 811 203
WH45549405Q	965 811 253
WH45549500Q	965 811 303
WH45549505Q	965 811 353
WH45549600Q	965 811 403
WH45549605Q	965 811 453
WH45549700Q	965 811 503
WH45549705Q	965 811 553

▶ Seite 596



WH45546300H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front				
- Multimediadosen HMS Breitband TV-/Radio, 2x IEC und für 1x/2x RJ45 HMS-Einsätze				
Front HMS TV-/Radio, Weiss	32 mm	1	**WH45546300H**	877 530 303
Front HMS TV-/Radio, Schwarz	32 mm	1	**WH45546305H**	877 530 353

▶ Seite 596



WH405493E



WH765302Z

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz				
- Bandbreite 2 GHz				
HMS 4dB Stichdose	32 mm	1	**WH405493E**	935 416 793
HMS 4dB Stichdose mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH405493F**	965 413 793
HMS 10.5dB Enddose mit Abschlusswiderstand	32 mm	1	**WH405494E**	935 426 793
HMS 10.5dB Enddose mit Abschlusswiderstand mit Befestigunsplatte	32 mm	1	**WH405494F**	965 423 793
HMS 11dB Durchgangsdose	32 mm	1	**WH405495E**	935 436 793
HMS 11dB Durchgangsdose mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH405495F**	965 433 793
HMS 14dB Durchgangsdose	32 mm	1	**WH405496E**	935 446 793
HMS 14dB Durchgangsdose mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH405496F**	965 443 793
HMS 19dB Durchgangsdose	32 mm	1	**WH405497E**	935 456 793
HMS 19dB Durchgangsdose mit Befestigungsplatte	32 mm	1	**WH405497F**	965 453 793
Abschlusswiderstand 75 Ω				
Abschlusswiderstand 75 Ω		1	**WH765302Z**	965 369 098

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Schutzart:
IP20







Bezeichnung		Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Montageset für HMS-Einsätze max. 2x RJ45			**WH45300400C**	877 510 003	**WH45300400A**	877 516 003	**WH45300400B**	877 513 003
			WH45300405C	877 510 053	**WH45300400A**	877 516 053	**WH45300400B**	877 513 053
Montageset für HMS-Einsätze max. 4x RJ45			**WH45300300C**	877 500 003	**WH45300300A**	877 506 003	**WH45300300B**	877 503 003
			WH45300305C	877 500 053	**WH45300300A**	877 506 053	**WH45300300B**	877 503 053

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 451

Kompatibilität Keystone-Einsätze ▶ Seite 596

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 596




Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH45300400Q	877 511 003
WH45300405Q	877 511 053
WH45300300Q	877 501 003
WH45300305Q	877 501 053

▶ Seite 596


	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
 WH45300400H	**Baukasten,** Ersatzteil, Front - Montageset für HMS-Einsätze max. 2x RJ45				
	Front HMS 2xRJ45, Weiss	12 mm	1	**WH45300400H**	877 517 003
	Front HMS 2xRJ45, Schwarz	12 mm	1	**WH45300405H**	877 517 053
 WH45300300H	**Baukasten,** Ersatzteil, Front - Montageset für HMS-Einsätze max. 4x RJ45				
	Front HMS 4xRJ45, Weiss	12 mm	1	**WH45300300H**	877 507 003
	Front HMS 4xRJ45, Schwarz	12 mm	1	**WH45300305H**	877 507 053

▶ Seite 596



WH403004E

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz				
Montageset für max. 2 HMS-Einsätze	12 mm	1	WH403004E	377 984 793
Montageset für max. 2 HMS-Einsätze mit Befestigungsplatte	12 mm	1	WH403004F	377 982 793



WH403003E

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Einsatz				
Montageset für max. 4 HMS-Einsätze	12 mm	1	WH403003E	377 994 793
Montageset für max. 4 HMS-Einsätze mit Befestigungsplatte	12 mm	1	WH403003F	377 992 793

HMS Basismodul, Erweiterungsmodul und Deckel

HMS Basismodul:
- Ausschnitt für maximal 12 RJ45-Einsätze Kat. 5e, Kat. 6 und Kat. 6A
- Für ungeschirmte und geschirmte Einsätze
- Ausschnitt für optionales TV- oder SAT-Modul
- Inklusive Schrauben für Befestigung auf Lochblech

HMS Erweiterungsmodul:
- Ausschnitt für maximal 10 RJ45-Einsätze Kat. 5e, Kat. 6 und Kat. 6A
- Für ungeschirmte und geschirmte Einsätze
- Inklusive Schrauben für Befestigung auf Lochblech




Zubehör:
- Blechkerbschraube 4.2x9.5 mm (Set à 50 Stk)

Schutzart:
IP20

Montage:
- Auf Lochblech

▶ Seite 596

origin


	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH74300503Z	**HMS Basismodul Light** - Ausschnitt für 8 RJ-45 Einsätze - mit Auschnitt für 2 FLF Gr,.I oder 1 FLF Gr.II			
	HMS Basismodul Light	1	**WH74300503Z**	377 987 033
 WH74300303Z	**HMS Basismodul ohne DSL-Dose** - Ausschnitt für 16 RJ-45 Einsätze und TV-/SAT-Modul			
	HMS Basismodul ohne DSL-Dose	1	**WH74300303Z**	377 986 033
 WH74300203Z	**HMS Erweiterungsmodul** - Ausschnitt für 10RJ45 Einsätze			
	HMS Erweiterungsmodul	1	**WH74300203Z**	377 996 033
 WH74300603Z	**HMS Erweiterungsmodul light** - Ausschnitt für 6 RJ-45 Einsätze - Ausschnitt für 1 FLF Gr.I			
	HMS Erweiterungsmodul light	1	**WH74300603Z**	377 986 033
 WH74990103Z	**HMS Deckel** - zu Basis- und Erweiterungsmodul			
	HMS Deckel	1	**WH74990103Z**	377 997 033
 WH76991073Z	**Blechkerbschraube**			
	Blechkerbschraube (Set à 50 Stk)	1	**WH76991073Z**	162 080 805

HMS Fiber LWL-Set:
Set vom OTO zur Wanddose mit Verlängerungskabel
(Durchmesser < 5mm), Einzugsdraht, Keystone-Hybrid-Adapter
CLIK/APC-LC/APC und Kabelmanagement.

▶ Seite 596



WH74360100Z



WH76360100Z



WH70360100Z



WH70360200Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
HMS FIber LWL-Set			
HMS Fiber LWL Set 5m	1	**WH74360100Z**	966 731 643
HMS Fiber LWL Set 7.5m	1	**WH74360200Z**	966 731 653
HMS Fiber LWL Set 10m	1	**WH74360300Z**	966 731 663
HMS Fiber LWL Set 12.5m	1	**WH74360400Z**	966 731 673
HMS Fiber LWL Set 15m	1	**WH74360500Z**	966 731 683
HMS Fiber LWL Set 20m	1	**WH74360600Z**	966 731 743
HMS Fiber LWL Set 30m	1	**WH74360700Z**	966 731 753
HMS Fiber LWL Set 50m	1	**WH74360800Z**	966 731 763
HMS Fiber Kabelmanagement			
- zum Verstauen der Kabelüberlängen im Verteiler - Montage auf Lochblech oder auf Modulträger			
Kabelmanagement	1	**WH76360100Z**	966 731 923
HMS Fiber Keystone LWL-Adapter			
Keystone LWL-Adapter LC/APC Duplex	1	**WH70360100Z**	966 730 653
HMS Fiber Keystone LWL-Adapter			
Keystone LWL-Adapter E2000/APC Simplex	1	**WH70360200Z**	966 730 663

origin

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH74410180Z	**HMS-Verteilfeld** - für 16 Module, 1HE - inkl. Kabelbinder und Befestigungsmaterial			
	HMS-Verteilfeld für 16 Module	1	**WH74410180Z**	966 731 583
 WH74410280Z	**HMS-Verteilfeld** - für 24 Module, 1HE - inkl. Kabelbinder und Befestigungsmaterial			
	HMS-Verteilfeld für 24 Module	1	**WH74410280Z**	966 731 593
 WH74950280Z	**HMS-Rangierpanel** - mit 4 Bügeln, 1HE - inkl. Befestigungsmaterial			
	HMS-Rangierpanel mit 4 Bügeln	1	**WH74950280Z**	966 730 883
 WH74410480Z	**HMS-Verteilfeld** - für 6 FLF-Apparate Gr.I, 1HE - inkl. Kabelbinder und Befestigungsmaterial			
	HMS-Verteilfeld für 6 FLF-Apparate Gr.I	1	**WH74410480Z**	966 731 803
 WH74410580Z	**HMS-Verteilfeld** - für 5 FLF-Apparate Gr.II, 2HE - Befestigungsmaterial			
	HMS-Verteilfeld für 5 FLF-Apparate Gr.II	1	**WH74410580Z**	966 731 903
 WH74101280Z	**HMS-Blindplatte, 1HE** - inkl. Befestigungsmaterial			
	HMS-Blindplatte, 1HE	1	**WH74101280Z**	966 731 293
 WH74101380Z	**HMS-Blindplatte, 2HE** - inkl. Befestigungsmaterial			
	HMS-Blindplatte, 2HE	1	**WH74101380Z**	966 731 393
 WH70311000Z	**HMS-Voice Panel 25 Port**			
	HMS Voice Panel 25 Port bestückt	1	**WH70311000Z**	966 730 603
 WH70311100Z	**HMS-Voice Panel 50 Port**			
	HMS Voice Panel 50 Port bestückt	1	**WH70311100Z**	966 730 613
 WH70311300Z	**HMS-Voice Panel 10 Port**			
	HMS Voice Panel 10 Port Einschub	1	**WH70311300Z**	966 730 623

origin

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH74361000Z	**LWL-Panel 19" für SC D**			
	HMS Fiber LWL-Panel SC D	1	**WH74361000Z**	966 731 773
 WH74361100Z	**LWL-Panel 19" für LC S / SC S / E2000**			
	HMS Fiber LWL-Panel LC S / SC S / E2000	1	**WH74361100Z**	966 731 783
 WH70360300Z	**HMS Fiber Kupplung**			
	Kupplung LC/LC D Multimode OM2	1	**WH70360300Z**	966 730 673
 WH70360400Z	**HMS Fiber Kupplung**			
	Kupplung LC/LC D Multimode OM3	1	**WH70360400Z**	966 730 683
 WH70360500Z	**HMS Fiber Kupplung**			
	Kupplung LC/LC D Multimode OM4	1	**WH70360500Z**	966 730 693
 WH70360600Z	**HMS Fiber Kupplung**			
	Kupplung E2000 APC SM	1	**WH70360600Z**	966 730 153
 WH70360700Z	**HMS Fiber Kupplung**			
	Kupplung SC/SC Duplex Multimod	1	**WH70360700Z**	966 730 103
 WH75360200Z	**HMS Fiber Patchkabel**			
	LWL-Patchkabel LC/APC grün - LC/PC blau, G.657.A2, Simplex			
	HMS LWL-Patchkabel 3m	1	**WH75360200Z**	966 731 843
	HMS LWL-Patchkabel 5m	1	**WH75360300Z**	966 731 853
	HMS LWL-Patchkabel 7.5m	1	**WH75360400Z**	966 731 863
	HMS LWL-Patchkabel 10m	1	**WH75360500Z**	966 731 873
	HMS LWL-Patchkabel 15m	1	**WH75360600Z**	966 731 883
	HMS LWL-Patchkabel 20m	1	**WH75360700Z**	966 731 893

origin

RJ45-Einsätze zu HMS
Basis- und Erweiterungsmodul

Auf diesen Seiten finden Sie eine Produktzusammenfassung der passiven Komponenten zur strukturierten Verkabelung im Feldverteiler media nach DIN EN 50173-4.

HMS-Einsatz RJ45:
- Kombinierte Schirmung und Zugentlastung
- Eindeutige Anschlusskennzeichnung (EIA/TIA 568 A/B)
- Kat. 5e, Kat. 6 und Kat. 6A
- Keystone Modul
- Selbstschneidende Kontakte
- Steckverbindung RJ45
- Anschluss: Draht AWG 23-25, Litze 7-fach AWG 24-26

▶ Seite 596

origin



WH70290300Z



WH70290200Z



WH70310200Z



WH70300200Z



WH70310300Z



WH70300300Z


WH76410200Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e UTP			
- Kat. 5e UTP ungeschirmt			
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e UTP	1	**WH70290300Z**	977 731 003
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e UTP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70295300Z**	977 731 103
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e STP			
- Kat. 5e STP geschirmt			
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e STP	1	**WH70290200Z**	977 701 003
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e STP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70295200Z**	977 701 103
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 UTP			
- Kat. 6 UTP ungeschirmt			
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 UTP	1	**WH70310200Z**	977 731 013
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 UTP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70315200Z**	977 731 113
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 STP			
- Kat. 6 STP geschirmt			
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 STP	1	**WH70300200Z**	977 701 013
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 STP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70305200Z**	977 701 113
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6A UTP			
- Kat. 6A UTP ungeschirmt			
HMS Einsatz RJ45 Kat. 6A UTP	1	**WH70310300Z**	977 732 013
HMS Einsatz RJ45 Kat. 6A UTP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70315300Z**	977 732 113
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6A STP			
- Kat. 6A STP geschirmt			
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6A STP	1	**WH70300300Z**	977 701 023
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6A STP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70305300Z**	977 701 123
Blinddeckel zu HMS			
Blinddeckel zu HMS, Weiss	1	**WH76410200Z**	377 990 003
Blinddeckel zu HMS, Schwarz	1	**WH76410205Z**	966 731 933
Blinddeckel zu HMS (Set à 100 Stk.), weiss	1	**WH76415200Z**	377 990 103
Blinddeckel zu HMS (Set à 100 Stk.), schwarz	1	**WH76415205Z**	966 731 943

Einsatz TV-/Radio-Dose:
- CATV-Dose Bandbreite von 5 bis 1002 MHz (Breitband)
- Dämpfungsvarianten: 4/10/11/14/19/23 dB
- Enddose mit integriertem Widerstand für eine schnelle Montage

Einsatz TV-/Radio-Datendose:
- CATV-Dose Bandbreite von 5 bis 1002 MHz (Breitband)
- Rückweg 5 – 65 MHz
- Dämpfungsvarianten: 4/10/11/14/19/23 dB
- Enddose mit integriertem Widerstand für eine schnelle Montage

▶ Seite 596


WH76420505Z

Werkzeug für RJ45-Einsätze

- zum einfachen Pressen der RJ45-Einsätze

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Werkzeug für RJ45-Einsätze	1	**WH76420505Z**	983 223 009



WH405485Z

Einsätze TV-/Radio-Dose

- für Basismodul
- Breitband TV-/Radio
- 2x IEC
- bis 2 GHz

AM04 4dB Stichdose	10	**WH405485Z**	965 214 793
AM10 10.5dB Enddose mit Abschlusswiderstand 75 Ω	10	**WH405486Z**	965 224 793
AM11 11dB Durchgangsdose	10	**WH405487Z**	965 234 793
AM15 14dB Durchgangsdose	10	**WH405488Z**	965 244 793
AM19 19dB Durchgangsdose	10	**WH405489Z**	965 254 793
AM23 23dB Durchgangsdose	10	**WH405490Z**	965 264 793


WH405436Z

Einsätze TV-/Radio-Datendose

- für Basismodul
- Breitband TV-/Radio
- 2x IEC / 1x MiniDat
- bis 2 GHz
- Rückweg 5 – 65 MHz

AMD04 4dB Stichdose	10	**WH405436Z**	935 280 713
AMD10 10.5dB Enddose mit Abschlusswiderstand 75 Ω	10	**WH405437Z**	935 287 713
AMD11 11dB Durchgangsdose	10	**WH405438Z**	935 281 713
AMD15 14dB Durchgangsdose	10	**WH405439Z**	935 282 713
AMD19 19dB Durchgangsdose	10	**WH405440Z**	935 283 713

origin

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH70530100Z	**TV-Verteiler** 2-fach	1	**WH70530100Z**	966 800 103
 WH70530200Z	**TV-Verteiler** 3-fach	1	**WH70530200Z**	966 800 203
 WH70530300Z	**TV-Verteiler** 4-fach	1	**WH70530300Z**	966 800 303
 WH70530400Z	**TV-Verteiler** 6-fach	1	**WH70530400Z**	966 800 403
 WH70530500Z	**TV-Verteiler** 8-fach	1	**WH70530500Z**	966 800 603
 WH70530600Z	**TV-Abzweiger** 1-fach	1	**WH70530600Z**	966 800 703
 WH70531000Z	**F-Stecker** F-Stecker Cablecom	1	**WH70531000Z**	966 801 103
 WH70531100Z	**F-Stecker** F-Stecker Compression	1	**WH70531100Z**	966 801 203
 WH76530300Z	**F-Abschlusswiederstand** 75 Ohm	1	**WH76530300Z**	966 801 303

HMS Y-Patchkabel:
- Geeignet für Cablesharing, um verschiedene Dienste wie z.B. Telefon-Netzwerk oder 2x Netzwerk auf einem 8-poligen Datenkabel zu kombinieren.

HMS Patchkabel:
- U/UTP Kat. 6/E, 250MHz, 4x2x0,20 mm², Innenleiter Cu Litze (AWG 24), paarverseilt, Mantel und Knickschutz in Grau, Grün oder Blau, halogenfrei, beidseitig Stecker RJ45
- Erhältlich in den verschiedenen Längen

Zubehör:
- Montagehalter für Multimediageräte

▶ Seite 596

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Montagehalter für Multimediageräte			
- zur Befestigung auf dem Lochblech			
Montagehalter für Multimediageräte	1	**VZ02MM**	822 990 914


VZ02MM

Y-Patchkabel TEL/LAN			
- für Cablesharing			
Y-Patchkabel TEL/LAN 0,5 m	10	**WH75401303Z**	101 349 409
Y-Patchkabel TEL/LAN 1,0 m	10	**WH75401403Z**	101 349 419


WH75401303Z

Y-Patchkabel LAN/LAN			
- für Cablesharing			
Y-Patchkabel LAN/LAN 1,0 m	10	**WH75401003Z**	101 349 319


WH75400903Z

HMS Patchkabel RJ45 U/UTP			
- Kategorie 6 U/UTP - Kurzer Abknickschutz			
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 0,5 m, Grau	10	**WH75401603Z**	101 347 109
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 1,0 m, Grau	10	**WH75401703Z**	101 347 209
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 2,0 m, Grau	10	**WH75401803Z**	101 347 309
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 5,0 m, Grau	10	**WH75401903Z**	101 347 309
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 10,0 m, Grau	10	**WH75402503Z**	101 347 609


WH75401603Z

HMS Patchkabel RJ45 U/UTP			
- Kategorie 6 U/UTP - Kurzer Abknickschutz			
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 0,5 m, Grün	10	**WH75401612Z**	101 347 119
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 1,0 m, Grün	10	**WH75401712Z**	101 347 219
Patchkabel at. 6 RJ45, 2,0 m, Grün	10	**WH75401812Z**	101 347 319
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 5,0 m, Grün	10	**WH75401912Z**	101 347 419
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 10,0 m, Grün	10	**WH75402512Z**	101 347 619


WH75401612Z

HMS Patchkabel RJ45 U/UTP			
- Kategorie 6 U/UTP - Kurzer Abknickschutz			
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 0,5 m, Blau	10	**WH75401613Z**	101 347 129
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 1,0 m, Blau	10	**WH75401713Z**	101 347 229
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 2,0 m, Blau	10	**WH75401813Z**	101 347 329
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 5,0 m, Blau	10	**WH75401913Z**	101 347 429
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 10,0 m, Blau	10	**WH75402513Z**	101 347 629


WH75401613Z

origin

HMS Patchkabel:
- S/FTP Kat. 6/E, 250MHz, 4x2x0,10 mm², Innenleiter Cu Litze (AWG 27), paarverseilt, Mantel und Knickschutz in Grau, Grün oder Blau, halogenfrei, beidseitig Stecker RJ45
- Erhältlich in den verschiedenen Längen

▶ Seite 596



WH75400403Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
HMS Patchkabel RJ45 S/FTP			
- Kategorie 6 S/FTP - Kurzer Abknickschutz			
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 0,5 m, Grau	10	**WH75400403Z**	101 346 109
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 1,0 m, Grau	10	**WH75400503Z**	101 346 209
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 2,0 m, Grau	10	**WH75400603Z**	101 346 309
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 5,0 m, Grau	10	**WH75400703Z**	101 346 409
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 10,0 m, Grau	10	**WH75400803Z**	101 346 509



WH75400412Z

HMS Patchkabel RJ45 S/FTP			
- Kategorie 6 S/FTP - Kurzer Abknickschutz			
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 0,5 m, Grün	10	**WH75400412Z**	101 346 119
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 1,0 m, Grün	10	**WH75400512Z**	101 346 219
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 2,0 m, Grün	10	**WH75400612Z**	101 346 319
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 5,0 m, Grün	10	**WH75400712Z**	101 346 419
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 10,0 m, Grün	10	**WH75400812Z**	101 346 519



WH75400413Z

HMS Patchkabel RJ45 S/FTP			
- Kategorie 6 S/FTP - Kurzer Abknickschutz			
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 0,5 m, Blau	10	**WH75400413Z**	101 346 129
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 1,0 m, Blau	10	**WH75400513Z**	101 346 229
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 2,0 m, Blau	10	**WH75400613Z**	101 346 329
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 5,0 m, Blau	10	**WH75400713Z**	101 346 429
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 10,0 m, Blau	10	**WH75400813Z**	101 346 529

origin

HMS Patchkabel:
- S/FTP Kat. 6/E, 250MHz, 4x2x0,10 mm², Innenleiter Cu Litze (AWG 27), paarverseilt, Mantel und Knickschutz in Grau, Grün oder Blau, halogenfrei, beidseitig Stecker RJ45
- Erhältlich in den verschiedenen Längen

▶ Seite 596



WH75402303Z

HMS Patchkabel RJ45 S/STP

- Kategorie 6A S/STP
- Kurzer Abknickschutz

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 0,5 m, Grau	10	**WH75402303Z**	101 345 109
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 1,0 m, Grau	10	**WH75402203Z**	101 345 209
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 2,0 m, Grau	10	**WH75402103Z**	101 345 309
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 5,0 m, Grau	10	**WH75402403Z**	101 345 409
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 10,0 m, Grau	10	**WH75402603Z**	101 345 509



WH75402312Z

HMS Patchkabel RJ45 S/STP

- Kategorie 6A S/STP
- Kurzer Abknickschutz

Patchkabel Kat. 6 RJ45, 0,5 m, Grün	10	**WH75402312Z**	101 345 119
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 1,0 m, Grün	10	**WH75402212Z**	101 345 219
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 2,0 m, Grün	10	**WH75402112Z**	101 345 319
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 5,0 m, Grün	10	**WH75402412Z**	101 345 419
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 10,0 m, Grün	10	**WH75402612Z**	101 345 519



WH75402313Z

HMS Patchkabel RJ45 S/STP

- Kategorie 6A S/STP
- Kurzer Abknickschutz

Patchkabel Kat. 6 RJ45, 0,5 m, Blau	10	**WH75402313Z**	101 345 129
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 1,0 m, Blau	10	**WH75402213Z**	101 345 229
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 2,0 m, Blau	10	**WH75402113Z**	101 345 329
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 5,0 m, Blau	10	**WH75402413Z**	101 345 429
Patchkabel Kat. 6 RJ45, 10,0 m, Blau	10	**WH75402613Z**	101 345 529

origin

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Schneideklemmen

Schutzart:
IP20

- Schrägauslass mit 1x media RJ45 oder 2x media RJ45 Einsatz und Bezeichnungsschild 42x9 mm







Bezeichnung	Farbe	Unterputz komplett 92 x 92 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Unterputz für Kombinationen Ø 58 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Unterputz Einsatz mit Front 77 x 77 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr
1x media RJ45 Kat. 6, ungeschirmt **WH70310200Z** / 977 731 013		**WH45290100C**	877 130 003	**WH45290100A**	877 136 003	**WH45290100B**	877 133 003
		WH45290105C	877 130 053	**WH45290105A**	877 136 053	**WH45290105B**	877 133 053
2x media RJ45 Kat. 6, ungeschirmt **2x WH70310200Z** / 977 731 013		**WH45290200C**	877 140 003	**WH45290200A**	877 146 003	**WH45290200B**	877 143 003
		WH45290205C	877 140 053	**WH45290205A**	877 146 053	**WH45290205B**	877 143 053
1x media RJ45 Kat. 6, geschirmt **WH70300200Z** / 977 701 013		**WH45300100C**	877 150 003	**WH45300100A**	877 156 003	**WH45300100B**	877 153 003
		WH45300105C	877 150 053	**WH45300105A**	877 156 053	**WH45300105B**	877 153 053
2x media RJ45 Kat. 6, geschirmt **2x WH70300200Z** / 977 701 013		**WH45300200C**	877 160 003	**WH45300200A**	877 166 003	**WH45300200B**	877 163 003
		WH45300205C	877 160 053	**WH45300205A**	877 156 053	**WH45300205B**	877 163 053

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 451

Multimedia-Module ▶ Seite 448

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 596



Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH45290100Q	877 131 003
WH45290105Q	877 131 053
WH45290200Q	877 141 003
WH45290205Q	877 141 053
WH45300100Q	877 151 003
WH45300105Q	877 151 053
WH45300200Q	877 161 003
WH45300205Q	877 161 053

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
- für Bohrung Durchmesser 58 mm

Anschluss:
Schneideklemmen

Schutzart:
IP20

- Schrägauslass für ein Multimedia-Modul und Bezeichnungsschild 42x9 mm







Bezeichnung	Farbe	**Unterputz** komplett 92 x 92 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Ø 58 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Unterputz** Einsatz mit Front 77 x 77 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Montageset für Multimedia-Module (M3)		**WH45141000C**	877 120 003	**WH45141000A**	877 126 003	**WH45141000B**	877 123 003
		WH45141005C	877 120 053	**WH45141005A**	877 126 053	**WH45141005B**	877 123 053
Montageset für Keystone Einsätze für 2x RJ45 inkl. 1x Blinddeckel		**WH45410100C**	877 520 003	**WH45410100A**	877 526 003	**WH45410100B**	877 523 003
		WH45410105C	877 520 053	**WH45410105A**	877 526 053	**WH45410105B**	877 523 053

Befestigungsplatten, Abdeckplatten und Gehäuse für Baukastensysteme und Kombinationen ▶ Seite 451

Multimedia-Module ▶ Seite 448

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 596



Aufputz
Gehäuse
88 x 88 x 53mm

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH45141000Q	877 531 003
WH45141005Q	877 531 053
WH45410100Q	877 521 003
WH45410105Q	877 521 053

▶ Seite 596



WH45410100H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front - media Steckdosen Front, mit Multimedia Modulträger für Keystone-Module				
Front für 2x Keystone-Module, Weiss	12 mm	1	**WH45410100H**	877 527 003
Front für 2x Keystone-Module, Schwarz	12 mm	1	**WH45410105H**	877 527 053



WH45141000H

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front - media Steckdosen Front, ohne Multimedia Modulträger				
Front für Multimedia Modulträger, Weiss	12 mm	1	**WH45141000H**	877 536 003
Front für Multimedia Modulträger, Schwarz	12 mm	1	**WH45141005H**	877 536 053

▶ Seite 596

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH70310200Z	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - mit Schneideklemmen 1x media RJ45 Kat. 6, ungeschirmt	1	**WH70310200Z**	977 731 013
 WH70300200Z	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - mit Schneideklemmen 1x media RJ45 Kat. 6, geschirmt	1	**WH70300200Z**	977 701 013
 WH40950382Z	**Zwischenring** - 2-Punkt Befestigung für 2x M3 - Aluminium, mit Schrauben, Ø 61 mm Zwischenring	1	**WH40950382Z**	378 990 003


Material:
- Thermoplast halogenfrei

Schutzart:
IP20

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 596

origin


WH72410200Z

Multimedia-Module für UKV (Universelle Kommunikationsverkabelung)

- inklusive 1x Blinddeckel
- für 2x RJ45 Keystone Einsätze

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Multimedia-Module für UKV, Weiss	1	**WH72410200Z**	866 733 003
Multimedia-Module für UKV, Schwarz	1	**WH72410205Z**	866 733 953


WH72220100Z

Multimedia-Module für UKV (Universelle Kommunikationsverkabelung)

- inklusive 1x Blinddeckel
- mit Trägerplatte
- für 2x RJ45 R&M Anschlussmodul

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Multimedia-Module für UKV, Weiss	1	**WH72220100Z**	866 730 003
Multimedia-Module für UKV, Schwarz	1	**WH72220105Z**	866 730 953


WH72360500Z

Multimedia-Module für LWL (Lichtwellenleiter)

- für 2x ST

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Multimedia-Module für LWL, Weiss	1	**WH72360500Z**	866 734 003
Multimedia-Module für LWL, Schwarz	1	**WH72360505Z**	866 734 953


WH72360100Z

Multimedia-Module für LWL (Lichtwellenleiter)

- für 2x SC

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Multimedia-Module für LWL, Weiss	1	**WH72360100Z**	866 735 003
Multimedia-Module für LWL, Schwarz	1	**WH72360105Z**	866 735 953


WH72360400Z

Multimedia-Module für LWL (Lichtwellenleiter)

- für 1x SC Duplex

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Multimedia-Module für LWL, Weiss	1	**WH72360400Z**	866 710 003
Multimedia-Module für LWL, Schwarz	1	**WH72360405Z**	866 710 953

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Multimedia-Module für LWL (Lichtwellenleiter)			
- für 2x SC Duplex			
Multimedia-Module für LWL, Weiss	1	**WH72360300Z**	866 736 003
Multimedia-Module für LWL, Schwarz	1	**WH72360305Z**	866 736 953



WH72360300Z

Multimedia-Module für LWL (Lichtwellenleiter)			
- für 2x SC, 2x LC			
Multimedia-Module für LWL, Weiss	1	**WH72360200Z**	866 709 003
Multimedia-Module für LWL, Schwarz	1	**WH72360205Z**	866 709 953



WH72360200Z

Multimedia-Module für LWL (Lichtwellenleiter)			
- für 2x E2000 simplex			
Multimedia-Module für LWL, Weiss	1	**WH72361200Z**	866 737 003
Multimedia-Module für LWL, Schwarz	1	**WH72361205Z**	866 737 953



WH72361200Z

origin


	Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
 WH72531800Z	**Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video** - bestückt mit Steck- und Schraubverbinder - mit 2x Lautsprecherklemmen Rot-Schwarz			
	Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, Weiss	1	**WH72531800Z**	866 749 003
	Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, Schwarz	1	**WH72531805Z**	866 749 953
 WH72531700Z	**Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video** - bestückt mit Steck- und Schraubverbinder - mit 4x Lautsprecherklemmen Rot-Schwarz			
	Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, Weiss	1	**WH72531700Z**	866 739 003
	Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, Schwarz	1	**WH72531705Z**	866 739 953

origin

- 2-Punktbefestigung für Standard Apparate mit 52mm Achsabstand
- 3-Punktbefestigung für Dreifachsteckdosen


▶ Seite 596


WH10952182Z
WH10950182Z



WH10952682Z
WH10952282Z
WH10950282Z


WH10950382Z WH10952382Z



WH10954482Z WH10955482Z


WH10950882Z WH10951782Z


WH10951682Z


WH10952482Z
WH10950482Z



WH10950582Z



WH10952582Z


WH10954382Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
UP-Befestigungsplatten 77 x 77 mm			
UP-Befestigungsplatten Standard 1 x 52 mm	1	**WH10950182Z**	376 163 003
UP-Befestigungsplatten 3-Punkt	1	**WH10952182Z**	376 155 003
UP-Befestigungsplatten 137 x 77 mm			
UP-Befestigungsplatten 2 x 52 mm	1	**WH10950282Z**	376 223 003
UP-Befestigungsplatten 1 x 52 mm & 3-Punkt	1	**WH10952282Z**	376 235 003
UP-Befestigungsplatten 2 x 3-Punkt	1	**WH10952682Z**	376 281 003
UP-Befestigungsplatten 77 x 137 mm			
UP-Befestigungsplatten 2 x 52 mm	1	**WH10950382Z**	376 223 103
UP-Befestigungsplatten 1 x 52 mm & 3-Punkt	1	**WH10952382Z**	376 223 203
UP-Befestigungsplatten 2 x 3-Punkt	1	**WH10954482Z**	376 223 403
UP-Befestigungsplatte 3-Punkt & 2x 52mm	1	**WH10955482Z**	376 223 502
UP-Befestigungsplatten 137 x 137 mm			
UP-Befestigungsplatten 2 x 52 mm	1	**WH10950882Z**	376 601 003
UP-Befestigungsplatten 3 x 52 mm & 3-Punkt	1	**WH10951782Z**	376 601 103
UP-Befestigungsplatten 2 x 52 mm & 2 x 3-Punkt	1	**WH10951682Z**	376 601 203
UP-Befestigungsplatten 197 x 77 mm			
UP-Befestigungsplatten 3 x 52 mm	1	**WH10950482Z**	376 301 003
UP-Befestigungsplatten 2 x 52 mm & 3-Punkt	1	**WH10952482Z**	376 319 003
UP-Befestigungsplatten 77 x 197 mm			
UP-Befestigungsplatten 3 x 52 mm	1	**WH10950582Z**	376 301 103
UP-Befestigungsplatten 2 x 52 mm & 3-Punkt	1	**WH10952582Z**	376 223 303
UP-Befestigungsplatten 3-Punkt & 52 mm & 3-Punkt	1	**WH10954382Z**	376 337 003
UP-Befestigungsplatten 3-Punkt & 2 x 52 mm	1	**WH10954682Z**	376 223 803
UP-Befestigungsplatte 2x 3-Punkt & 52 mm	1	**WH10955582Z**	376 223 703
UP-Befestigungsplatte 2x 3-Punkt & 52 mm	1	**WH10955682Z**	376 223 603



WH10954682Z


WH10955582Z



WH10955682Z


WH10950982Z



WH10957982Z


WH10952082Z


Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
UP-Befestigungsplatten 197 x 137 mm			
UP-Befestigungsplatten 6 x 52 mm	1	**WH10950982Z**	376 621 003
UP-Befestigungsplatten 5 x 52 mm & 3-Punkt	1	**WH10957982Z**	376 621 303
UP-Befestigungsplatten 4 x 52 mm & 2 x 3-Punkt	1	**WH10952082Z**	376 621 203


WH10951082Z

UP-Befestigungsplatten 137 x 197 mm			
UP-Befestigungsplatten 6 x 52 mm	1	**WH10951082Z**	376 621 103
UP-Befestigungsplatte 4 x 52 mm / 3-Punkt / 52 mm	1	**WH10955782Z**	376 661 203


WH10951382Z

UP-Befestigungsplatten 197 x 197 mm			
UP-Befestigungsplatten 9 x 52 mm	1	**WH10951382Z**	376 661 003
UP-Befestigungsplatte 7 x 52 mm / 3-Punkt / 52 mm	1	**WH10955882Z**	376 661 103


WH10952782Z
WH10950682Z



UP-Befestigungsplatten 257 x 77 mm			
UP-Befestigungsplatten 4 x 52 mm	1	**WH10950682Z**	376 331 003
UP-Befestigungsplatten 3 x 52 mm & 3-Punkt	1	**WH10952782Z**	376 338 003


WH10950782Z


WH10950782Z


WH10953082Z

UP-Befestigungsplatten 77 x 257 mm			
UP-Befestigungsplatten Standard 4 x 52 mm	1	**WH10950782Z**	376 331 103
UP-Befestigungsplatten 3 x 52 mm & 3-Punkt	1	**WH10952882Z**	376 437 003
UP-Befestigungsplatten 2 x 52 mm & 2 x 3-Punkt	1	**WH10953082Z**	376 437 203

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH10951182Z	**UP-Befestigungsplatten 257 x 137 mm**			
	UP-Befestigungsplatten 8 x 52 mm	1	**WH10951182Z**	376 641 003
 WH10951282Z	**UP-Befestigungsplatten 137 x 257 mm**			
	UP-Befestigungsplatten 8 x 52 mm	1	**WH10951282Z**	376 641 103
 WH10951482Z	**UP-Befestigungsplatten 257 x 197 mm**			
	UP-Befestigungsplatten 12 x 52 mm	1	**WH10951482Z**	376 721 003
 WH10951582Z	**UP-Befestigungsplatten 197 x 257 mm**			
	UP-Befestigungsplatten 12 x 52 mm	1	**WH10951582Z**	376 721 103
 WH40950382Z	**Zwischenring** - 2-Punkt Befestigung für 2x M3 - Aluminium, mit Schrauben, Ø 61 mm			
	Zwischenring	1	**WH40950382Z**	378 990 003
 WH399600Z	**Staubschutz-Kleber** - Dispenser à 300 Stk			
	Staubschutz-Kleber	1	**WH399600Z**	377 999 903


WH15920200Z



WH11930100Z


WH15930600Z


WH15930700Z

Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Abdeckplatte Gr. 1x1			
- 92 x 92 mm			
Abdeckplatte Gr. 1x1, 1x Bohrung 58mm, Weiss	1	**WH15920200Z**	374 500 003
Abdeckplatte Gr. 1x1, 1x Bohrung 58mm, Schwarz	1	**WH15920205Z**	374 500 053
Abdeckplatte Gr. 1x1, 1x Bohrung 58mm, Orange	1	**WH15920206Z**	374 500 063
Abdeckplatte Gr. 2x1 / 1x2			
- 152 x 92 mm / 92 x 152 mm			
Abdeckplatte Gr. 2x1, 2x Bohrung 58mm, Weiss	1	**WH15930300Z**	374 500 203
Abdeckplatte Gr. 2x1, 2x Bohrung 58mm, Schwarz	1	**WH15930305Z**	374 500 253
Abdeckplatte Gr. 3x1 / 1x3			
- 212 x 92 mm / 92 x 212 mm			
Abdeckplatte Gr. 3x1, 3x Bohrung 58mm, Weiss	1	**WH15930600Z**	374 500 303
Abdeckplatte Gr. 3x1, 3x Bohrung 58mm, Schwarz	1	**WH15930605Z**	374 500 353
Abdeckplatte Gr. 4x1 / 1x4			
- 272 x 92 mm / 92 x 272 mm			
Abdeckplatte Gr. 4x1, 4x Bohrung 58mm, Weiss	1	**WH15930700Z**	374 500 403
Abdeckplatte Gr. 4x1, 4x Bohrung 58mm, Schwarz	1	**WH15930700Z**	374 500 453

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr




WH15931000Z

Abdeckplatte Gr. 2x2

- 152 x 152 mm

Abdeckplatte Gr. 2x2, 4x Bohrung 58mm, Weiss	1	WH15931000Z	374 500 503
Abdeckplatte Gr. 2x2, 4x Bohrung 58mm, Schwarz	1	WH15931005Z	374 500 553



WH15940100Z

Abdeckplatte Gr. 3x2 / 2x3

- 212 x 152 mm / 152 x 212 mm

Abdeckplatte Gr. 3x2, 6x Bohrung 58mm, Weiss	1	WH15940100Z	374 500 603
Abdeckplatte Gr. 3x2, 6x Bohrung 58mm, Schwarz	1	WH15940105Z	374 500 653




WH15940300Z

Abdeckplatte Gr. 4x2 / 2x4

- 272 x 152 mm / 152 x 272 mm

Abdeckplatte Gr. 4x2, 8x Bohrung 58mm, Weiss	1	WH15940300Z	374 500 803
Abdeckplatte Gr. 4x2, 8x Bohrung 58mm, Schwarz	1	WH15940305Z	374 500 853



WH15940500Z

Abdeckplatte Gr. 3x3

- 212 x 212 mm

Abdeckplatte Gr. 3x3, 9x Bohrung 58mm, Weiss	1	WH15940500Z	374 500 903
Abdeckplatte Gr. 3x3, 9x Bohrung 58mm, Schwarz	1	WH15940500Z	374 500 953



WH15923500Q

AP-Gehäuse mit Montagerahmen

- Höhe 53 mm = Nutzhöhe 43 mm
- Höhe 63 mm = Nutzhöhe 53 mm

Bezeichnung	Höhe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Gr. I, ø 58 mm, Weiss	53 mm	1	**WH15923500Q**	282 030 003
Gr. I, ø 58 mm, Schwarz	53 mm	1	**WH15923505Q**	282 030 053
Gr. I, ø 58 mm, Orange	53 mm	1	**WH15923506Q**	282 030 063
Gr. I, ø 58 mm, Weiss	63 mm	1	**WH15924000Q**	282 040 003
Gr. I, ø 58 mm, Schwarz	63 mm	1	**WH15924005Q**	282 040 053
Gr. I, ø 58 mm, Orange	63 mm	1	**WH15924006Q**	282 040 063





WH15931400Q


AP-Gehäuse mit Montagerahmen

- Höhe 53 mm = Nutzhöhe 43 mm

Gr. 2x1, ø 2 x 58 mm, Weiss	1	**WH15931400Q**	282 050 003
Gr. 2x1, ø 2 x 58 mm, Schwarz	1	**WH15931405Q**	282 050 053


WH15910100C


WH15910200C


WH15910700C


Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
UP, 2-Punkt-Befestigung			
senkrecht 2x1, 152x92 mm, Weiss	1	WH15910100C	383 200 103
senkrecht 2x1, 152x92 mm, Schwarz	1	WH15910105C	383 200 153
UP, 2-Punkt-Befestigung			
senkrecht 3x1, 212x92 mm, Weiss	1	WH15910300C	383 200 303
senkrecht 3x1, 212x92 mm, Schwarz	1	WH15910305C	383 200 353
UP, 2-Punkt-Befestigung			
senkrecht 4x1, 272x92 mm, Weiss	1	WH15910300C	383 200 503
senkrecht 4x1, 272x92 mm, Schwarz	1	WH15910305C	383 200 553
UP, 2-Punkt-Befestigung			
senkrecht 3x2, 212x152 mm, Weiss	1	WH15910800C	383 200 803
senkrecht 3x2, 212x152 mm, Schwarz	1	WH15910805C	383 200 853
UP, 2-Punkt-Befestigung			
senkrecht 4x2, 272x152 mm, Weiss	1	WH15911000C	383 201 003
senkrecht 4x2, 272x152 mm, Schwarz	1	WH15911005C	383 201 053
UP, 2-Punkt-Befestigung			
waagrecht 1x2, 92x152 mm, Weiss	1	WH15910200C	383 200 203
waagrecht 1x2, 92x152 mm, Schwarz	1	WH15910205C	383 200 253
UP, 2-Punkt-Befestigung			
waagrecht 1x3, 92x212 mm, Weiss	1	WH15910400C	383 200 403
waagrecht 1x3, 92x212 mm, Schwarz	1	WH15910405C	383 200 453
UP, 2-Punkt-Befestigung			
waagrecht 1x4, 92x272 mm, Weiss	1	WH15910600C	383 200 603
waagrecht 1x4, 92x272 mm, Schwarz	1	WH15910605C	383 200 653
UP, 2-Punkt-Befestigung			
waagrecht 2x3, 152x212 mm, Weiss	1	WH15910900C	383 200 903
waagrecht 2x3, 152x212 mm, Schwarz	1	WH15910905C	383 200 953
UP, 2-Punkt-Befestigung			
waagrecht 2x4, 152x272 mm, Weiss	1	WH15911100C	383 201 103
waagrecht 2x4, 152x272 mm, Schwarz	1	WH15911105C	383 201 153
UP, 2-Punkt-Befestigung			
quadratisch 2x2, 152x152 mm, Weiss	1	WH15910700C	383 200 703
quadratisch 2x2, 152x152 mm, Schwarz	1	WH15910705C	383 200 753
UP, 2-Punkt-Befestigung			
quadratisch 3x3, 212x212 mm, Weiss	1	WH15911200C	383 201 203
quadratisch 3x3, 212x212 mm, Schwarz	1	WH15911205C	383 201 253

	Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
 WH15910100Q	**AP, 2-Punkt Befestigung**			
	senkrecht 2x1, 140x80 mm, H=53 mm, Weiss	1	**WH15910100Q**	383 202 003
	senkrecht 2x1, 140x80 mm, H=53 mm, Schwarz	1	**WH15910105Q**	383 202 053
 WH15910200Q	**AP, 2-Punkt Befestigung**			
	waagerecht 2x1, 140x80 mm, H=53 mm, Weiss	1	**WH15910200Q**	383 202 103
	waagerecht 2x1, 140x80 mm, H=53 mm, Schwarz	1	**WH15910205Q**	383 202 153

Achsdistanz 60 mm, bestehend aus Abdeckplatte, Befestigungsplatte und Montagepreis.
Die Fertigapparate für Kombinationen (Bauart A) werden separat in der Reihenfolge von links nach rechts und von oben nach unten aufgeführt.



1x1



1x2



1x3


1x4


2x1



2x2


2x3


2x4

3x1


3x2


3x3

4x1


4x2

origin

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Farben ähnlich RAL-Tönen.

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect
für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm²

Schutzart:
IP20







Bezeichnung 10 A 250 V~ Einbautiefe 35 mm	Farbe	**Aufputz** Gehäuse 60 x60 x 47 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** Gehäuse 60 x70 x 47 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** Gehäuse 75 x75 x 47 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Einfachsteckdose Typ 13 Aufputz 60x60 mm	☐	**WH12580300P**	603 010 503				
	■	**WH12580305P**	603 010 553				
		WH12580306P	603 030 563				
Zweifachsteckdosen Typ 13 Aufputz 60x70 mm	☐			**WH12620300P**	603 030 503		
	■			**WH12620305P**	603 030 553		
				WH12620306P	603 030 563		
Zweifachsteckdosen Typ 13 1x getrennt Aufputz 60x70 mm	☐			**WH12620700P**	603 031 503		
	■			**WH12620705P**	603 031 553		
Dreifachsteckdosen Typ 13 Aufputz 75x75 mm	☐					**WH12640300P**	603 313 603
	■					**WH12620305P**	603 313 653
						WH12620306P	603 313 663
Dreifachsteckdosen Typ 13 1x getrennt Aufputz 75x75 mm	☐					**WH12640700P**	603 323 603
	■					**WH12640705P**	603 323 653

origin

Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder Schraubklemmen für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm²

Schutzart:
IP20

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9016: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Orange RAL 2004: 06
Farben ähnlich RAL-Tönen.

für Sondernetze; nur Typ 13 parallel, ohne Kinderschutz







Bezeichnung 10 A 250 V~ ohne Kinderschutz	Farbe	**Aufputz** Gehäuse 60 x 60 x 47 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** Gehäuse 60 x 70 x 47 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** Gehäuse 75 x 75 x 47 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Einfachsteckdose Typ 23 Einbautiefe 36 mm ø 43 mm mit Steckklemmen		**WH12585300P**	603 610 503				
		WH12585305P	603 610 553				
		WH12585306P	603 610 563				
Zweifachsteckdose 2x Typ 23 Einbautiefe 36 mm ø 58 mm mit Steckklemmen				**WH12625300P**	603 423 103		
				WH12625305P	603 423 153		
				WH12625306P	603 423 163		
Zweifachsteckdose Typ 23 1x getrennt Einbautiefe 36mm 58mm, mit Steckklemmen				**WH12625700P**	603 425 103		
				WH12625705P	603 425 153		
Dreifachsteckdose Typ 23 Einbautiefe 36 mm ø 43 mm, mit Steckklemmen						**WH12645300P**	603 323 103
						WH12645305P	603 323 153
						WH12645306P	603 323 163
Dreifachsteckdose Typ 23 1x getrennt Einbautiefe 36mm 58mm, mit Steckklemmen						**WH12645700P**	603 325 103
						WH12645705P	603 325 153

origin

▶ Seite 596

	Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
 WH11110100G	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset - Druckschalter/-taster, unbeleuchtet - komplett 86 x 86 mm			
	Frontset Schalter/Taster, Weiss	1	**WH11110100G**	377 742 003
	Frontset Schalter/Taster, Schwarz	1	**WH11110105G**	377 742 953
 WH11100100G	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset - Doppel-Druckschalter/-taster, unbeleuchtet - komplett 86 x 86 mm			
	Frontset Doppeldruckschalter/-taster, Weiss	1	**WH11100100G**	377 744 003
	Frontset Doppeldruckschalter/-taster, Schwarz	1	**WH11100105G**	377 744 953

origin

▶ Seite 596

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr



WH11110200G

Baukasten, Ersatzteil, Frontset

- Druckschalter/-taster, beleuchtet
- komplett 86 x 86 mm

Frontset Druckschalter/-taster beleuchtet, Weiss	1	**WH11110200G**	377 743 003
Frontset Druckschalter/-taster beleuchtet, Schwarz	1	**WH11110205G**	377 743 053



WH11100200G

Baukasten, Ersatzteil, Frontset

- Doppel-Druckschalter/-taster, 2x beleuchtet
- komplett 86 x 86 mm

Frontset Doppeldruckschalter/-taster 2x beleuchtet, Weiss	1	**WH11100200G**	377 745 003
Frontset Doppeldruckschalter/-taster 2x beleuchtet, Schwarz	1	**WH11100205G**	377 745 053



WH11100300G

Baukasten, Ersatzteil, Frontset

- Druckschalter/-taster, 1x beleuchtet
- komplett 86 x 86 mm

Frontset Doppeldruckschalter/-taster 1x beleuchtet, Weiss	1	**WH11100300G**	377 746 003
Frontset Doppeldruckschalter/-taster 1x beleuchtet, Schwarz	1	**WH11100305G**	377 746 053

origin

▶ Seite 596


WH11580300G

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Frontset			
Frontset T13, Weiss	1	**WH11580300G**	377 296 203
Frontset T13, Schwarz	1	**WH11580305G**	377 296 253
Frontset T13, Orange	1	**WH11580306G**	377 296 263
Frontset T13 mit Kinderschutz, Weiss	1	**WH11580100G**	377 296 003
Frontset T13 mit Kinderschutz, Schwarz	1	**WH11580105G**	377 296 053
Frontset T13 mit Kinderschutz, Orange	1	**WH11580106G**	beantragt


WH11622300G

Baukasten, Ersatzteil, Frontset			
Frontset 2x T13, Weiss	1	**WH11622300G**	377 696 203
Frontset 2x T13, Schwarz	1	**WH11622305G**	377 696 253
Frontset 2x T13, Orange	1	**WH11622306G**	377 696 263
Frontset 2x T13 getrennt, Weiss	1	**WH11622700G**	377 697 203
Frontset 2x T13 getrennt, Schwarz	1	**WH11622705G**	377 697 253
Frontset 2x T13 mit Kinderschutz, Weiss	1	**WH11622100G**	377 696 003
Frontset 2x T13 mit Kinderschutz, Schwarz	1	**WH11622105G**	377 696 053
Frontset 2x T13 getrennt mit Kinderschutz, Weiss	1	**WH11622500G**	377 697 003
Frontset 2x T13 getrennt mit Kinderschutz, Schwarz	1	**WH11622505G**	377 697 053


WH11642300G

Baukasten, Ersatzteil, Frontset			
Frontset 3x T13, Weiss	1	**WH11642300G**	377 698 203
Frontset 3x T13, Schwarz	1	**WH11642305G**	377 698 253
Frontset 3x T13, Orange	1	**WH11642306G**	377 698 263
Frontset 3x T13 1x getrennt, Weiss	1	**WH11642700G**	377 699 203
Frontset 3x T13 1x getrennt, Schwarz	1	**WH11642705G**	377 699 253
Frontset 3x T13 mit Kinderschutz, Weiss	1	**WH11642100G**	377 698 003
Frontset 3x T13 mit Kinderschutz, Schwarz	1	**WH11642105G**	377 698 053
Frontset 3x T13 1x getrennt mit Kinderschutz, Weiss	1	**WH11642500G**	377 699 003
Frontset 3x T13 1x getrennt mit Kinderschutz, Schwarz	1	**WH11642505G**	377 699 053


WH11583300G

Baukasten, Ersatzteil, Frontset			
Frontset 1x T13 für Statusanzeige, weiss	1	**WH11583300G**	377 296 303
Frontset 1x T13 für Statusanzeige, schwarz	1	**WH11583305G**	377 296 353


WH11623300G

Baukasten, Ersatzteil, Frontset			
Frontset 2x T13 für Statusanzeige, weiss	1	**WH11623300G**	377 696 303
Frontset 2x T13 für Statusanzeige, schwarz	1	**WH11623305G**	377 696 353


WH11643300G

Baukasten, Ersatzteil, Frontset			
Frontset 3x T13 für Statusanzeige, weiss	1	**WH11643300G**	377 698 303
Frontset 3x T13 für Statusanzeige, schwarz	1	**WH11643305G**	377 698 353

origin

▶ Seite 596



WH11620300G

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Frontset			
Front 2x T13, Weiss	1	**WH11620300G**	374 053 003
Front 2x T13, Schwarz	1	**WH11620305G**	374 053 053
Front 2x T13 1x getrennt, Weiss	1	**WH11620700G**	374 053 403
Front 2x T13 1x getrennt, Schwarz	1	**WH11620705G**	374 053 453
Front 2x T13 mit Kinderschutz, Weiss	1	**WH11620100G**	374 153 003
Front 2x T13 mit Kinderschutz, Schwarz	1	**WH11620105G**	374 153 053



WH11640300G

Baukasten, Ersatzteil, Frontset			
Front 3x T13, Weiss	1	**WH11640300G**	374 089 203
Front 3x T13, Schwarz	1	**WH11640305G**	374 089 253
Front 3x T13 1x getrennt, Weiss	1	**WH11640700G**	377 089 403
Front 3x T13 1x getrennt, Schwarz	1	**WH11640705G**	377 089 453
Front 3x T13 mit Kinderschutz, Weiss	1	**WH11640100G**	374 189 203
Front 3x T13 mit Kinderschutz, Schwarz	1	**WH11640105G**	374 189 253
Front 3x T13 1x getrennt mit Kinderschutz, Weiss	1	**WH11640500G**	374 189 403
Front 3x T13 1x getrennt mit Kinderschutz, Schwarz	1	**WH11640505G**	374 189 453

origin

▶ Seite 596


WH11585300G

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Frontset			
Frontset T23, weiss	1	**WH11585300G**	377 374 003
Frontset T23, schwarz	1	**WH11585305G**	377 374 053
Frontset T23, orange	1	**WH11585306G**	377 374 063
Frontset T23 für Statusanzeige, weiss	1	**WH11588300G**	377 374 303
Frontset T23, für Statusanzeige, schwarz	1	**WH11588305G**	377 374 353


WH11625300G

Baukasten, Ersatzteil, Frontset			
- mit Steckklemmen			
Frontset 2x T23, weiss	1	**WH11625300G**	377 474 003
Frontset 2x T23, schwarz	1	**WH11625305G**	377 474 053
Frontset 2x T23, orange	1	**WH11625306G**	377 474 063
Frontset 2x T23 für Statusanzeige, weiss	1	**WH11628300G**	377 475 303
Frontset 2x T23, für Statusanzeige, schwarz	1	**WH11628305G**	377 475 353
Frontset 2x T23 getrennt, weiss	1	**WH11625700G**	377 476 303
Frontset 2x T23 getrennt, schwarz	1	**WH11625705G**	377 476 353


WH11645300G

Baukasten, Ersatzteil, Frontset			
- mit Steckklemmen			
Frontset 3x T23, weiss	1	**WH11645300G**	377 901 303
Frontset 3x T23, schwarz	1	**WH11645305G**	377 901 353
Frontset 3x T23, orange	1	**WH11645306G**	377 901 363
Frontset 3x T23 für Statusanzeige, weiss	1	**WH11648300G**	377 905 303
Frontset 3x T23, für Statusanzeige, schwarz	1	**WH11648305G**	377 905 353
Frontset 3x T23 1x getrennt, weiss	1	**WH11645700G**	377 903 303
Frontset 3x T23 1x getrennt, schwarz	1	**WH11645705G**	377 903 353

origin

▶ Seite 596

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr



WH11593200G

Baukasten, Ersatzteil, Frontset

- für Stecktechnik Quickconnect und Schraubklemmen

Frontset T15, Weiss	1	**WH11593200G**	378 821 103
Frontset T15, Schwarz	1	**WH11593205G**	378 821 153
Frontset T15, Orange	1	**WH11593206G**	378 821 163



WH11585400G

Baukasten, Ersatzteil, Frontset

- mit Schraubklemmen

Frontset T23, Weiss	1	**WH11585400G**	377 375 003
Frontset T23, Schwarz	1	**WH11585405G**	377 375 953
Frontset T23, Orange	1	**WH11585406G**	377 375 963



WH11596200G

Baukasten, Ersatzteil, Frontset

- für Stecktechnik Quickconnect und Schraubklemmen

Frontset T25, Weiss	1	**WH11596200G**	378 823 103
Frontset T25, Schwarz	1	**WH11596205G**	378 823 153
Frontset T25, Orange	1	**WH11596206G**	378 823 163

origin

▶ Seite 596

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH11851100G	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset			
	Frontset Kombi T13, Weiss	1	**WH11851100G**	377 405 003
	Frontset Kombi T13, Schwarz	1	**WH11851105G**	377 405 053
 WH11850100G	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset - mit Kinderschutz			
	Frontset Kombi T13 mit KS, Weiss	1	**WH11850100G**	377 405 003
	Frontset Kombi T13 mit KS, Schwarz	1	**WH11850105G**	377 405 053
 WH11841100G	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset			
	Frontset Kombi T13 Doppelknopf, Weiss	1	**WH11841100G**	377 406 103
	Frontset Kombi T13 Doppelknopf, Schwarz	1	**WH11841105G**	377 406 153
 WH11840100G	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset - mit Kinderschutz			
	Frontset Kombi T13 Doppelknopf, Weiss	1	**WH11840100G**	377 406 103
	Frontset Kombi T13 Doppelknopf, Schwarz	1	**WH11840105G**	377 406 153

origin

▶ Seite 596

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH11853100G	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset			
	Frontset Kombi T13, Weiss	1	**WH11853100G**	377 400 003
	Frontset Kombi T13, Schwarz	1	**WH11853105G**	377 400 053
 WH11852100G	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset - mit Kinderschutz			
	Frontset Kombi T13, Weiss	1	**WH11852100G**	377 400 103
	Frontset Kombi T13, Schwarz	1	**WH11852105G**	377 400 153
 WH11843100G	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset			
	Frontset Kombi T13 Doppelknopf, Weiss	1	**WH11843100G**	377 401 003
	Frontset Kombi T13 Doppelknopf, Schwarz	1	**WH11843105G**	377 401 053
 WH11842100G	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset - mit Kinderschutz			
	Frontset Kombi T13 Doppelknopf, Weiss	1	**WH11842100G**	377 401 103
	Frontset Kombi T13 Doppelknopf, Schwarz	1	**WH11842105G**	377 401 153

origin

▶ Seite 596

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH11851200G	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset			
	Frontset Kombi beleuchtet T13, Weiss	1	**WH11851200G**	377 409 003
	Frontset Kombi beleuchtet T13, Schwarz	1	**WH11851205G**	377 409 053
 WH11850200G	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset - mit Kinderschutz			
	Frontset Kombi beleuchtet T13, Weiss	1	**WH11850200G**	377 409 103
	Frontset Kombi beleuchtet T13, Schwarz	1	**WH11850205G**	377 409 153
 WH11841200G	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset			
	Frontset Kombi 2x beleuchtet T13, Weiss	1	**WH11841200G**	377 407 003
	Frontset Kombi 2x beleuchtet T13, Schwarz	1	**WH11841205G**	377 407 053
 WH11840200G	**Baukasten,** Ersatzteil, Frontset - mit Kinderschutz			
	Frontset Kombi 2x beleuchtet T13, Weiss	1	**WH11840200G**	377 407 103
	Frontset Kombi 2x beleuchtet T13, Schwarz	1	**WH11840205G**	377 407 153

origin

▶ Seite 596


WH11853200G

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Frontset			
Frontset Kombi beleuchtet T13, Weiss	1	**WH11853200G**	377 402 003
Frontset Kombi beleuchtet T13, Schwarz	1	**WH11853205G**	377 402 053


WH11852200G

Baukasten, Ersatzteil, Frontset			
- mit Kinderschutz			
Frontset Kombi beleuchtet T13, Weiss	1	**WH11852200G**	377 403 103
Frontset Kombi beleuchtet T13, Schwarz	1	**WH11852205G**	377 403 153


WH11843200G

Baukasten, Ersatzteil, Frontset			
Frontset Kombi 2x beleuchtet T13, Weiss	1	**WH11843200G**	377 402 003
Frontset Kombi 2x beleuchtet T13, Schwarz	1	**WH11843205G**	377 402 053


WH11842200G

Baukasten, Ersatzteil, Frontset			
- mit Kinderschutz			
Frontset Kombi 2x beleuchtet T13, Weiss	1	**WH11842200G**	377 403 103
Frontset Kombi 2x beleuchtet T13, Schwarz	1	**WH11842205G**	377 403 153

origin

▶ Seite 596



WH11841300G

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Frontset			
Frontset Kombi Doppelknopf 1x beleuchtet T13, Weiss	1	**WH11841300G**	377 408 003
Frontset Kombi Doppelknopf 1x beleuchtet T13, Schwarz	1	**WH11841305G**	377 408 053



WH11840300G

Baukasten, Ersatzteil, Frontset - mit Kinderschutz			
Frontset Kombi Doppelknopf 1x beleuchtet T13, Weiss	1	**WH11840300G**	377 408 103
Frontset Kombi Doppelknopf 1x beleuchtet T13, Schwarz	1	**WH11840305G**	377 408 153

origin

▶ Seite 596


WH11180100G

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Frontset - Drehschalter - 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~ - mit Schraubklemmen				
Frontset Drehschalter S0, Weiss	32 mm	1	**WH11180100G**	377 760 003
Frontset Drehschalter S0, Schwarz	32 mm	1	**WH11180105G**	377 760 053
Frontset Drehschalter S1, Weiss	32 mm	1	**WH11180400G**	377 761 003
Frontset Drehschalter S1, Weiss	32 mm	1	**WH11180400G**	377 761 003
Frontset Drehschalter S2, Weiss	32 mm	1	**WH11180500G**	377 762 003
Frontset Drehschalter S2, Schwarz	32 mm	1	**WH11180505G**	377 762 053
Frontset Drehschalter S2 0-Auto-0-Hand, Weiss	32 mm	1	**WH11181000G**	377 763 103
Frontset Drehschalter S2 0-Auto-0-Hand, Schwarz	32 mm	1	**WH11181005G**	377 763 153
Frontset Drehschalter S2 0-Auto-0-Man, Weiss	32 mm	1	**WH11181100G**	377 763 203
Frontset Drehschalter S2 0-Auto-0-Man, Schwarz	32 mm	1	**WH11181105G**	377 763 253
Frontset Drehschalter S3, Weiss	32 mm	1	**WH11180600G**	377 765 003
Frontset Drehschalter S3, Schwarz	32 mm	1	**WH11180605G**	377 765 053
Frontset Drehschalter S5, Weiss	32 mm	1	**WH11181200G**	beantragt
Frontset Drehschalter S5, Schwarz	32 mm	1	**WH11181205G**	beantragt
Baukasten, Ersatzteil, Frontset - Schwenktaster - 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~ - mit Schraubklemmen				
Frontset Schwenktaster Schliesser, Weiss	32 mm	1	**WH11180700G**	377 930 003
Frontset Schwenktaster Schliesser, Schwarz	32 mm	1	**WH11180705G**	377 930 053
Frontset Schwenktaster Wechsler, Weiss	32 mm	1	**WH11180900G**	377 931 003
Frontset Schwenktaster Wechsler, Schwarz	32 mm	1	**WH11180905G**	377 931 053

origin

▶ Seite 596



WH11184100G

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Schlüsseldrehschalter/Schlüsselschwenktaster mit Zylinder
- 16 A 250 V~, resp. 10 A 500 V~
- mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Frontset Schlüsselschalter S0, Weiss	63 mm	1	**WH11184100G**	377 760 203
Frontset Schlüsselschalter S0, Schwarz	63 mm	1	**WH11184105G**	377 760 253
Frontset Schlüsselschalter S1, Weiss	63 mm	1	**WH11184400G**	377 761 203
Frontset Schlüsselschalter S1, Schwarz	63 mm	1	**WH11184405G**	377 761 253
Frontset Schlüsselschalter S2, Weiss	63 mm	1	**WH11184500G**	377 762 303
Frontset Schlüsselschalter S2, Schwarz	63 mm	1	**WH11184505G**	377 762 353
Frontset Schlüsselschalter S2 0-Auto-0-Hand, Weiss	63 mm	1	**WH11185000G**	377 763 403
Frontset Schlüsselschalter S2 0-Auto-0-Hand, Schwarz	63 mm	1	**WH11185005G**	377 763 453
Frontset Schlüsselschalter S2 0-Auto-0-Man, Weiss	63 mm	1	**WH11185100G**	377 764 503
Frontset Schlüsselschalter S2 0-Auto-0-Man, Schwarz	63 mm	1	**WH11185105G**	377 764 553
Frontset Schlüsselschalter S3, Weiss	63 mm	1	**WH11184600G**	377 765 203
Frontset Schlüsselschalter S3, Schwarz	63 mm	1	**WH11184605G**	377 765 253
Frontset Schlüsselschwenktaster Schliesser, Weiss	63 mm	1	**WH11184700G**	377 930 103
Frontset Schlüsselschwenktaster Schliesser, Schwarz	63 mm	1	**WH11184705G**	377 930 153
Frontset Schlüsselschwenktaster Wechsler, Weiss	63 mm	1	**WH11184900G**	377 931 103
Frontset Schlüsselschwenktaster Wechsler, Schwarz	63 mm	1	**WH11184905G**	377 931 153

▶ Seite 596

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr



WH11191300G

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 10 A 250 V ~
- mit Steckklemmen

Frontset Storenschalter/Taster, Weiss	23 mm	1	**WH11191300G**	378 752 003
Frontset Storenschalter/Taster, Schwarz	23 mm	1	**WH11191305G**	378 752 053



WH11191700G

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 10 A 250 V ~
- mit Steckklemmen

Doppelstorenschalter/Taster, Weiss	27 mm	1	**WH11191700G**	377 011 003
Doppelstorenschalter/Taster, Schwarz	27 mm	1	**WH11191705G**	377 011 053

origin

▶ Seite 596

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH11300100G	**Baukasten,** Ersatzteil, Front				
	Frontset Drehlichtregler, Weiss	33 mm	1	**WH11300100G**	377 207 003
	Frontset Drehlichtregler, Schwarz	33 mm	1	**WH11300105G**	377 207 053
 WH11420100G	**Baukasten,** Ersatzteil, Front				
	Frontset Drehzahlsteller, Weiss	33 mm	1	**WH11420100G**	377 774 003
	Frontset Drehzahlsteller, Schwarz	33 mm	1	**WH11420105G**	377 774 053
 WH39430200Z	**Kompensationsmodul LED:** Kompensationsmodul als paralleler Anschluss zwischen Neutralleiter und gedimmter Phase der Leuchtmittel. Verhindert das Glimmen von HV-LED Lampen im ausgeschalteten Zustand, die an Phasenabschnitt-Dimmern betrieben werden. Verbessert das Dimmverhalten von nicht für HV-LED Lampen optimierten Dimmern				
	Kompensationsmodul LED, 230V		1	**WH39430200Z**	548 990 003

origin

▶ Seite 596

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr



WH11440400G

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 230 V~ oder 24 V
- mit Schraubklemmen

Frontset Raumtemperaturregler, Weiss	38 mm	1	**WH11440400G**	378 385 003
Frontset Raumtemperaturregler, Schwarz	38 mm	1	**WH11440405G**	378 385 053



WH11440500G

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 230 V~
- mit Schraubklemmen

Frontset Raumtemperaturregler mit Schalter, Weiss	38 mm	1	**WH11440500G**	378 387 003
Frontset Raumtemperaturregler mit Schalter, Schwarz	38 mm	1	**WH11440505G**	378 387 053



WH11441200G

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 230V 50Hz
- mit Schraubklemmen

Frontset Raumtemperaturregler mit Schalter Heizen/Kühlen, Weiss	40 mm	1	**WH11441200G**	377 967 103
Frontset Raumtemperaturregler mit Schalter Heizen/Kühlen, Schwarz	40 mm	1	**WH11441205G**	377 967 153



WH11440600G

Baukasten, Ersatzteil, Front

- 230 V~
- mit Schraubklemmen

Frontset RT für Fussbodenheizung, Weiss	40 mm	1	**WH11440600G**	378 389 003
Frontset RT für Fussbodenheizung, Schwarz	40 mm	1	**WH11440605G**	378 389 053

origin

▶ Seite 596

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front - 250 V~ - mit Schraubklemmen				
Frontset Bewegungsmelder, Weiss	34 mm	1	**WH11250800G**	378 022 003
Frontset Bewegungsmelder, Schwarz	34 mm	1	**WH11250805G**	378 022 053



WH11250800G

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front - Blindabdeckungen				
Frontset Blindabdeckung mit 58 mm, Weiss	34 mm	1	**WH11920400G**	377 442 003
Frontset Blindabdeckung mit 58 mm, Schwarz	34 mm	1	**WH11920405G**	377 442 053



WH11920400G

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front - Türgong				
Frontset Türgong, weiss	28 mm	1	**WH41830100G**	378 106 203
Frontset Türgong, schwarz	28 mm	1	**WH41830105G**	378 106 253



WH41830100G

origin

▶ Seite 596

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH41820100G	**Baukasten,** Ersatzteil, Front			
	Front USB Ladesteckdose, weiss	1	**WH41820100G**	378 157 003
	Front USB Ladesteckdose, schwarz	1	**WH41820105G**	378 157 053
 WH41820200G	**Baukasten,** Ersatzteil, Front			
	Front USB doppel Ladesteckdose, weiss	1	**WH41820200G**	377 013 203
	Front USB doppel Ladesteckdose, schwarz	1	**WH41820205G**	377 013 253
 WH41820300G	**Baukasten,** Ersatzteil, Front			
	Front USB Ladesteckdose mit Typ 13, weiss	1	**WH41820300G**	377 013 003
	Front USB Ladesteckdose mit Typ 13, schwarz	1	**WH41820305G**	377 013 053
 WH41820400G	**Baukasten,** Ersatzteil, Front			
	Front USB Ladesteckdose mit Typ 23, weiss	1	**WH41820400G**	377 013 103
	Front USB Ladesteckdose mit Typ 23, schwarz	1	**WH41820405G**	377 013 153
 WH41821500G	**Baukasten,** Ersatzteil, Front			
	Front USB Ladesteckdose Typ C 65 W PD, weiss	1	**WH41821500G**	378 053 203
	Front USB Ladesteckdose Typ C 65 W PD, schwarz	1	**WH41821505G**	378 053 253

origin

▶ Seite 596



WH41400400G

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front				
- mit Schraubklemmen				
Frontset T+T/RJ45, Weiss	20 mm	1	**WH41400400G**	378 227 003
Frontset T+T/RJ45, Schwarz	20 mm	1	**WH41400405G**	378 227 053

origin

▶ Seite 596

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH41540100G	**Baukasten,** Ersatzteil, Front - Front für Bohrung Durchmesser 58mm				
	Frontset TV-/Radio, Weiss	32 mm	1	**WH41540100G**	377 391 003
	Frontset TV-/Radio, Schwarz	32 mm	1	**WH41540105G**	377 391 053
 WH41545600G	**Baukasten,** Ersatzteil, Front - Front für Bohrung Durchmesser 58mm				
	Frontset TV-/Radio-SAT, Weiss	32 mm	1	**WH41545600G**	beantragt
	Frontset TV-/Radio-SAT, Schwarz	32 mm	1	**WH41545605G**	beantragt
 WH765302Z	**Abschlusswiderstand 75 Ω**				
	Abschlusswiderstand 75 Ω		1	**WH765302Z**	965 369 098

origin

▶ Seite 596



WH41540700G

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front				
- TV-/Radio-Datendosen, 2x IEC / 1x MiniDat				
Front, Weiss	32 mm	1	**WH41540700G**	377 690 003
Front, Schwarz	32 mm	1	**WH41540705G**	377 690 053

origin

▶ Seite 596

	Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH41546300G	**Baukasten,** Ersatzteil, Front - Multimediadosen HMS Breitband TV-/Radio, 2x IEC und für 1x/2x RJ45 HMS-Einsätze				
	Frontset HMS TV-/Radio, Weiss	32 mm	1	**WH41546300G**	377 965 003
	Frontset HMS TV-/Radio, Schwarz	32 mm	1	**WH41546305G**	377 965 053
 WH41546900G	**Baukasten,** Ersatzteil, Front - Multimediadosen HMS TV-/Radio-Satellitendose, 2x IEC / 1x F und für 1x/2x RJ45 HMS-Einsätze				
	Frontset HMS TV-/Radio/SAT, Weiss	32 mm	1	**WH41546900G**	377 965 203
	Frontset HMS TV-/Radio/SAT, Schwarz	32 mm	1	**WH41546905G**	378 092 993

origin

▶ Seite 596



WH41547600G

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front				
- Multimediadosen HMS TV-/Radio-Datendose, 2x IEC/1x MiniDat und für 1x/2x RJ45 HMS-Einsätze				
Frontset HMS TV-/Radio-Datendose, Weiss	32 mm	1	**WH41547600G**	377 965 403
Frontset HMS TV-/Radio-Datendose, Schwarz	32 mm	1	**WH41547605G**	377 965 453

origin

▶ Seite 596

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr



WH41300400G

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Montageset für HMS-Einsätze max. 2x RJ45

Frontset HMS 2xRJ45, Weiss	32 mm	1	**WH41300400G**	377 966 203
Frontset HMS 2xRJ45, Schwarz	32 mm	1	**WH41300405G**	377 966 253



WH41300300G

Baukasten, Ersatzteil, Front

- Montageset für HMS-Einsätze max. 4x RJ45

Frontset HMS 4xRJ45, Weiss	32 mm	1	**WH41300300G**	377 966 003
Frontset HMS 4xRJ45, Schwarz	32 mm	1	**WH41300305G**	377 966 053

origin

▶ Seite 596



WH41410100G

Bezeichnung	Einbautiefe	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Baukasten, Ersatzteil, Front				
- media Steckdosen Frontset				
Frontset für 2x Keystone-Module, Weiss	32 mm	1	**WH41410100G**	378 012 003
Frontset für 2x Keystone-Module, Schwarz	32 mm	1	**WH41410105G**	378 012 053

origin


WH11920100Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Abdeckplatte Gr. 1x1			
- 86 x 86 mm			
Abdeckplatte Gr. 1x1, 1x ø43, Weiss	1	**WH11920100Z**	374 163 003
Abdeckplatte Gr. 1x1, 1x ø43, Schwarz	1	**WH11920105Z**	374 163 053
Abdeckplatte Gr. 1x1, 1x ø45, Weiss	1	**WH11920900Z**	374 164 003
Abdeckplatte Gr. 1x1, 1x ø45, Schwarz	1	**WH11920905Z**	374 164 053
Abdeckplatte Gr. 1x1, 1x ø58, Weiss	1	**WH11920200Z**	374 162 003
Abdeckplatte Gr. 1x1, 1x ø58, Schwarz	1	**WH11920205Z**	374 162 053


WH11930100Z

Abdeckplatte Gr. 2x1			
- 86 x 146 mm			
Abdeckplatte Gr. 2x1, 2x ø43, Weiss	1	**WH11930100Z**	374 223 003
Abdeckplatte Gr. 2x1, 2x ø43, Schwarz	1	**WH11930105Z**	374 223 053
Abdeckplatte Gr. 2x1, 2x ø58, Weiss	1	**WH11930300Z**	374 225 003
Abdeckplatte Gr. 2x1, 2x ø58, Schwarz	1	**WH11930305Z**	374 225 053
Abdeckplatte Gr. 2x1, 1x ø43+1x ø58, Weiss	1	**WH11930200Z**	374 228 003
Abdeckplatte Gr. 2x1, 1x ø43+1x ø58, Schwarz	1	**WH11930205Z**	374 228 053
Abdeckplatte Gr. 2x1, 1x ø43+1x Blind, Weiss	1	**WH11932200Z**	374 221 003
Abdeckplatte Gr. 2x1, 1x ø43+1x Blind, Schwarz	1	**WH11932205Z**	374 221 053
Abdeckplatte Gr. 2x1, 1x ø58+1x Blind, Weiss	1	**WH11932600Z**	374 243 009



WH11930400Z


Abdeckplatte Gr. 3x1			
- 86 x 206 mm			
Abdeckplatte Gr. 3x1, 3x ø43, Weiss	1	**WH11930400Z**	374 301 003
Abdeckplatte Gr. 3x1, 3x ø43, Schwarz	1	**WH11930405Z**	374 301 003
Abdeckplatte Gr. 3x1, 3x ø58, Weiss	1	**WH11930600Z**	374 329 303
Abdeckplatte Gr. 3x1, 3x ø58, Schwarz	1	**WH11930605Z**	374 329 353
Abdeckplatte Gr. 3x1, 2x ø43+1x ø58, Weiss	1	**WH11930500Z**	374 307 003
Abdeckplatte Gr. 3x1, 2x ø43+1x ø58, Schwarz	1	**WH11930505Z**	374 307 053
Abdeckplatte Gr. 3x1, 1x ø58+1x ø43+1x ø58, Weiss	1	**WH11931300Z**	374 329 203
Abdeckplatte Gr. 3x1, 1x ø58+1x ø43+1x ø58, Schwarz	1	**WH11931305Z**	374 329 253
Abdeckplatte Gr. 3x1, 1x ø43+2x ø58, Weiss	1	**WH11936700Z**	374 329 703
Abdeckplatte Gr. 3x1, 1x ø43+2x ø58, Schwarz	1	**WH11936705Z**	374 329 753
Abdeckplatte Gr. 3x1, 1x ø43+1x ø58+1x ø43, Weiss	1	**WH11933600Z**	374 329 503
Abdeckplatte Gr. 3x1, 1x ø43+1x ø58+1x ø43, Schwarz	1	**WH11933605Z**	374 329 553



WH11930700Z


Abdeckplatte Gr. 4x1			
- 86 x 266 mm			
Abdeckplatte Gr. 4x1, 4x ø43, Weiss	1	**WH11930700Z**	374 331 003
Abdeckplatte Gr. 4x1, 4x ø43, Schwarz	1	**WH11930705Z**	374 331 053
Abdeckplatte Gr. 4x1, 3x ø43+1x ø58, Weiss	1	**WH11930800Z**	374 332 003
Abdeckplatte Gr. 4x1, 3x ø43+1x ø58, Schwarz	1	**WH11930805Z**	374 332 053

origin


WH11931000Z


WH11940100Z


WH11940300Z


WH11940500Z


Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Abdeckplatte Gr. 2x2			
- 146 x 146 mm			
Abdeckplatte Gr. 2x2, 4x ø43, Weiss	1	**WH11931000Z**	374 601 003
Abdeckplatte Gr. 2x2, 4x ø43, Schwarz	1	**WH11931005Z**	374 601 053
Abdeckplatte Gr. 2x2, 3x ø43+1x ø58, Weiss	1	**WH11930900Z**	374 603 003
Abdeckplatte Gr. 2x2, 3x ø43+1x ø58, Schwarz	1	**WH11930905Z**	374 603 053
Abdeckplatte Gr. 2x2, 2x ø43+2x ø58, Weiss	1	**WH11936800Z**	374 601 103
Abdeckplatte Gr. 2x2, 2x ø43+2x ø58, Schwarz	1	**WH11936805Z**	374 601 153
Abdeckplatte Gr. 3x2			
- 146 x 206 mm			
Abdeckplatte Gr. 3x2, 6x ø43, Weiss	1	**WH11940100Z**	374 621 003
Abdeckplatte Gr. 3x2, 6x ø43, Schwarz	1	**WH11940105Z**	374 621 053
Abdeckplatte Gr. 3x2, 5x ø43+1x ø58, Weiss	1	**WH11931800Z**	374 621 203
Abdeckplatte Gr. 3x2, 5x ø43+1x ø58, Schwarz	1	**WH11931805Z**	374 621 253
Abdeckplatte Gr. 3x2, 4x ø43+2x ø58, Weiss	1	**WH11931900Z**	374 621 103
Abdeckplatte Gr. 3x2, 4x ø43+2x ø58, Schwarz	1	**WH11931905Z**	374 621 153
Abdeckplatte Gr. 4x2			
- 146 x 266 mm			
Abdeckplatte Gr. 4x2, 8x ø43, Weiss	1	**WH11940300Z**	374 641 003
Abdeckplatte Gr. 4x2, 8x ø43, Schwarz	1	**WH11940305Z**	374 641 053
Abdeckplatte Gr. 3x3			
- 1206 x 206 mm			
Abdeckplatte Gr. 3x3, 9x ø43, Weiss	1	**WH11940500Z**	374 661 003
Abdeckplatte Gr. 3x3, 9x ø43, Schwarz	1	**WH11940505Z**	374 661 053

origin


WH11922000Z



WH11935100Z


WH11935400Z


WH11936400Z

Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Abdeckplatte Gr. 1x1			
- 86 x 86 mm			
Abdeckplatte Gr. 1x1, Auschnitt, Weiss	1	**WH11922000Z**	374 100 003
Abdeckplatte Gr. 1x1, Auschnitt, Schwarz	1	**WH11922005Z**	374 100 053
Abdeckplatte Gr. 2x1			
- 86 x 146 mm			
Abdeckplatte Gr. 2x1, 2x Ausschnitte, Weiss	1	**WH11935100Z**	374 201 003
Abdeckplatte Gr. 2x1, 2x Ausschnitte, Schwarz	1	**WH11935105Z**	374 201 053
Abdeckplatte Gr. 2x1, 1x Ausschnitt + ø43, Weiss	1	**WH11935200Z**	374 202 003
Abdeckplatte Gr. 2x1, 1x Ausschnitt + ø43, Schwarz	1	**WH11935205Z**	374 202 053
Abdeckplatte Gr. 2x1, 1x Ausschnitt + ø58, Weiss	1	**WH11935300Z**	374 203 003
Abdeckplatte Gr. 2x1, 1x Ausschnitt + ø58, Schwarz	1	**WH11935305Z**	374 203 053
Abdeckplatte Gr. 3x1			
- 86 x 206 mm			
Abdeckplatte Gr. 3x1, 2x Ausschnitte + ø43, Weiss	1	**WH11935400Z**	374 304 003
Abdeckplatte Gr. 3x1, 2x Ausschnitte + ø43, Schwarz	1	**WH11935405Z**	374 304 053
Abdeckplatte Gr. 3x1, 2x Ausschnitte + ø58, Weiss	1	**WH11935500Z**	374 305 003
Abdeckplatte Gr. 3x1, 2x Ausschnitte + ø58, Schwarz	1	**WH11935505Z**	374 305 053
Abdeckplatte Gr. 3x1, 1x Ausschnitt + 2x ø43, Weiss	1	**WH11935800Z**	374 350 003
Abdeckplatte Gr. 3x1, 1x Ausschnitt + 2x ø43, Schwarz	1	**WH11935805Z**	374 350 053
Abdeckplatte Gr. 3x1, 1x Ausschnitt + ø43 + ø58, Weiss	1	**WH11935900Z**	374 350 103
Abdeckplatte Gr. 3x1, 1x Ausschnitt + ø43 + ø58, Schwarz	1	**WH11935905Z**	374 350 153
Abdeckplatte Gr. 4x1			
86 x 266 mm			
Abdeckplatte Gr. 4x1, 2x Ausschnitte + 2x ø43, Weiss	1	**WH11936400Z**	374 351 103
Abdeckplatte Gr. 4x1, 2x Ausschnitte + 2x ø43, Schwarz	1	**WH11936405Z**	374 351 153
Abdeckplatte Gr. 4x1, 1x Ausschnitt + 3x ø43, Weiss	1	**WH11936300Z**	374 351 003
Abdeckplatte Gr. 4x1, 1x Ausschnitt + 3x ø43, Schwarz	1	**WH11936305Z**	374 351 053


origin


WH11935600Z

Abdeckplatte Gr. 2x2

- 146 x 146 mm


Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Abdeckplatte Gr. 2x2, 3x Ausschnitte + ø43, Weiss	1	**WH11935600Z**	374 606 003
Abdeckplatte Gr. 2x2, 3x Ausschnitte + ø43, Schwarz	1	**WH11935605Z**	374 606 053
Abdeckplatte Gr. 2x2, 3x Ausschnitte + ø58, Weiss	1	**WH11935700Z**	374 607 003
Abdeckplatte Gr. 2x2, 3x Ausschnitte + ø58, Schwarz	1	**WH11935705Z**	374 607 053
Abdeckplatte Gr. 2x2, 2x Ausschnitte + 2x ø43, Weiss	1	**WH11936100Z**	374 650 103
Abdeckplatte Gr. 2x2, 2x Ausschnitte + 2x ø43, Schwarz	1	**WH11936105Z**	374 650 153
Abdeckplatte Gr. 2x2, 1x Ausschnitt + 3x ø43, Weiss	1	**WH11936000Z**	374 650 003
Abdeckplatte Gr. 2x2, 1x Ausschnitt + 3x ø43, Schwarz	1	**WH11936005Z**	374 650 053
Abdeckplatte Gr. 2x2, 1x Ausschnitt + ø58 + 2x ø43, Weiss	1	**WH11936200Z**	374 650 203
Abdeckplatte Gr. 2x2, 1x Ausschnitt + ø58 + 2x ø43, Schwarz	1	**WH11936205Z**	374 650 253


WH11941300Z

Abdeckplatte Gr. 3x2

- 146 x 206 mm


Abdeckplatte Gr. 3x2, 2x Ausschnitte + 4x ø43, Weiss	1	**WH11941300Z**	374 651 103
Abdeckplatte Gr. 3x2, 2x Ausschnitte + 4x ø43, Schwarz	1	**WH11941305Z**	374 651 153
Abdeckplatte Gr. 3x2, 1x Ausschnitte + 5x ø43, Weiss	1	**WH11941200Z**	374 651 003
Abdeckplatte Gr. 3x2, 1x Ausschnitte + 5x ø43, Schwarz	1	**WH11941205Z**	374 651 053


WH11941700Z

Abdeckplatte Gr. 4x2

- 146 x 266 mm

Abdeckplatte Gr. 4x2, 2x Ausschnitte + 6x ø43, Weiss	1	**WH11941700Z**	374 653 103
Abdeckplatte Gr. 4x2, 2x Ausschnitte + 6x ø43, Schwarz	1	**WH11941705Z**	374 653 153
Abdeckplatte Gr. 4x2, 1x Ausschnitte + 7x ø43, Weiss	1	**WH11941600Z**	374 653 003
Abdeckplatte Gr. 4x2, 1x Ausschnitte + 7x ø43, Schwarz	1	**WH11941605Z**	374 653 053


WH11941400Z

Abdeckplatte Gr. 3x3

- 1206 x 206 mm

Abdeckplatte Gr. 3x3, 1x Ausschnitte + 8x ø43, weiss	1	**WH11941400Z**	374 652 003
Abdeckplatte Gr. 3x3, 1x Ausschnitte + 8x ø43, Schwarz	1	**WH11941405Z**	374 652 053
Abdeckplatte Gr. 3x3, 1x Ausschnitte + ø43, + Ausschnitt + 6xø43 weiss	1	**WH11941500Z**	374 652 103
Abdeckplatte Gr. 3x3, 1x Ausschnitte + ø43, + Ausschnitt + 6xø43 Schwarz	1	**WH11941505Z**	374 652 153

origin


WH11561100Z


WH11561300Z


WH11561800Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Abdeckplatte Gr. 1			
- 86 x 86 mm			
Abdeckplatte Gr.1, für Sonnerietaster, Weiss	1	**WH11561100Z**	374 185 003
Abdeckplatte Gr.1, für Sonnerietaster, Schwarz	1	**WH11561105Z**	374 185 053
Abdeckplatte Gr. 2x1			
- 146x86mm			
Abdeckplatte Gr.2x1, Bohrung 43 mm + für Sonnerietaster, Weiss	1	**WH11561300Z**	374 185 003
Abdeckplatte Gr.2x1, Bohrung 43 mm + für Sonnerietaster, Schwarz	1	**WH11561305Z**	374 185 053
Abdeckplatte Gr.2x1, Bohrung 58 mm + für Sonnerietaster, Weiss	1	**WH11561400Z**	374 267 003
Abdeckplatte Gr.2x1, Bohrung 58 mm + für Sonnerietaster, Schwarz	1	**WH11561405Z**	374 267 053
Abdeckplatte Gr.2x1, für 2x Sonnerietaster, Weiss	1	**WH11561600Z**	374 255 003
Abdeckplatte Gr.2x1, für 2x Sonnerietaster, Schwarz	1	**WH11561605Z**	374 255 053
Abdeckplatte Gr. 3x1			
- 206x86mm			
Abdeckplatte Gr.3x1, für 3x Sonnerietaster, Weiss	1	**WH11561800Z**	374 313 003
Abdeckplatte Gr.3x1, für 3x Sonnerietaster, Schwarz	1	**WH11561805Z**	374 313 053
Abdeckplatte Gr.3x1, Bohrung 43 mm + für 2x Sonnerietaster, Weiss	1	**WH11562000Z**	374 321 003
Abdeckplatte Gr.3x1, Bohrung 43 mm + für 2x Sonnerietaster, Schwarz	1	**WH11562005Z**	374 267 053
Abdeckplatte Gr.3x1, 2x Bohrung 43 mm + für Sonnerietaster, Weiss	1	**WH11562300Z**	374 328 003
Abdeckplatte Gr.3x1, 2x Bohrung 43 mm + für Sonnerietaster, Schwarz	1	**WH11562305Z**	374 328 053

origin



WH11921400Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
AP-Rahmen ohne Befestigungsplatte			
- 86 x 86 mm			
AP-Rahmen Gr. I, 86 x 86 x 30 mm, Weiss	1	**WH12961100Z**	282 985 103
AP-Rahmen Gr. I, 86 x 86 x 30 mm, Schwarz	1	**WH12961105Z**	282 985 153
AP-Rahmen Gr. 2x1, 146 x 86 x 30 mm, Weiss	1	**WH12961200Z**	282 985 203
AP-Rahmen Gr. 2x1, 146 x 86 x 30 mm, Schwarz	1	**WH12961205Z**	282 985 203
AP-Rahmen Gr. I, 86 x 86 x 54 mm, Weiss	1	**WH12960900Z**	282 980 103
AP-Rahmen Gr. I, 86 x 86 x 54 mm, Schwarz	1	**WH12960905Z**	282 980 153
AP-Rahmen Gr. 2x1, 146 x 86 x 54 mm, Weiss	1	**WH12961000Z**	282 980 203
AP-Rahmen Gr. 2x1, 146 x 86 x 54 mm, Schwarz	1	**WH12961005Z**	282 980 253

origin

Bezeichnung	Höhe	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr



WH14923800Q

AP-Gehäuse mit Montagerahmen

- Höhe 53 mm = Nutzhöhe 43 mm
- Höhe 63 mm = Nutzhöhe 53 mm

Gr. I, ø 43 mm, Weiss	53 mm	1	**WH14923800Q**	282 966 203
Gr. I, ø 43 mm, Schwarz	53 mm	1	**WH14923805Q**	282 966 253
Gr. I, ø 43 mm, Orange	53 mm	1	**WH14923806Q**	282 966 263
Gr. I, ø 58 mm, Weiss	53 mm	1	**WH14923500Q**	282 963 203
Gr. I, ø 58 mm, Schwarz	53 mm	1	**WH14923505Q**	282 963 253
Gr. I, ø 58 mm, Orange	53 mm	1	**WH14923506Q**	282 963 263
Gr. I, ø 43 mm, Weiss	63 mm	1	**WH14923900Q**	282 966 303
Gr. I, ø 43 mm, Schwarz	63 mm	1	**WH14923905Q**	282 966 353
Gr. I, ø 43 mm, Orange	63 mm	1	**WH14923906Q**	282 966 363
Gr. I, ø 58 mm, Weiss	63 mm	1	**WH14924000Q**	282 963 303
Gr. I, ø 58 mm, Schwarz	63 mm	1	**WH14924005Q**	282 963 353
Gr. I, ø 58 mm, Orange	63 mm	1	**WH14924006Q**	282 963 363



WH14931400Q

AP-Gehäuse mit Montagerahmen

- Höhe 53 mm = Nutzhöhe 43 mm

Gr. 2x1, ø 2 x 58 mm, Weiss	1	**WH14931400Q**	282 920 203
Gr. 2x1, ø 2 x 58 mm, Schwarz	1	**WH14931405Q**	282 920 253
Gr. 2x1, ø 43 / 58 mm, Weiss	1	**WH14935400Q**	282 922 203
Gr. 2x1, ø 43 / 58 mm, Schwarz	1	**WH14935405Q**	282 922 253
Gr. 2x1, ø 2 x 43 mm, Weiss	1	**WH14933000Q**	282 931 203
Gr. 2x1, ø 2 x 43 mm, Schwarz	1	**WH14933005Q**	282 931 253



WH14924100Q

AP Gehäuse mit Montagerahmen

- Höhe 53mm = Nutzhöhe 43mm

Gr.I, Ausschnitt 58x58mm, weiss	1	**WH14924100Q**	282 960 003
Gr.I, Ausschnitt 58x58mm, schwarz	1	**WH14924105Q**	282 960 053



WH14933100Q

AP Gehäuse mit Montagerahmen

- Höhe 53mm = Nutzhöhe 43mm

Gr. 2x1, Ausschnitt 58x58mm / ø 43mm, weiss	1	**WH14933100Q**	282 967 003
Gr. 2x1, Ausschnitt 58x58mm / ø 43mm, schwarz	1	**WH14933105Q**	282 967 053
Gr. 2x1, Ausschnitt 58x58mm / ø 58mm, weiss	1	**WH14933200Q**	282 968 003
Gr. 2x1, Ausschnitt 58x58mm / ø 58mm, schwarz	1	**WH14933205Q**	282 968 053
Gr. 2x1, 2x Ausschnitt 58x58mm, weiss	1	**WH14933300Q**	282 969 003
Gr. 2x1, 2x Ausschnitt 58x58mm, schwarz	1	**WH14933305Q**	282 969 053

origin

robusto Schalter und Steckdosen



Die witterungsresistente Schalter- und Steckdosengeneration robusto macht sowohl im Aussenbereich als auch in Gewerbe- und Industriebauten eine gute Figur. Mit ihrem dreidimensionalen Design und den abgerundeten Ecken sprechen die Geräte eine zeitgemässe Formsprache, die Ihre Kunden überzeugen wird.

05

	Seite
Druckschalter/-taster unbeleuchtet, beleuchtet	504
LED Leuchtpatronen	509
Steckdosen mit und ohne Klappdeckel Type 13 - 15 - 23 - 25	510
Drehschalter/Schwenktaster ohne Klappdeckel	519
Vierkantschlüsselschalter/-taster mit und ohne Klappdeckel	521
Schlüsselschalter/-taster mit und ohne Klappdeckel	525
Storenschalter/-taster, Bewegungsmelder, Sonnerie-Drucktaster, Blindabdeckung, KNX	533
Kommunikation T + T 83, RJ45 und Netzwerksteckdosen Kat. 5e, Kat. 6 und Kat. 6A, Multimedia-Module	538
UP-Montageplatten, AP-Gehäuse und Zubehör	540
Bodensäule	553

Swiss made



robusto
Das Nassprogramm

Mit ihrem dreidimensionalen Design und den abgerundeten Ecken spricht die robusto-Linie eine zeitgemässe Formsprache und verkörpert gleichzeitig Robustheit. Zum vollendeten Erscheinungsbild trägt zudem die unsichtbare Dichtung an der Montageplatte bei: Ein technischer Kniff lässt sie gänzlich im Apparat "verschwinden". Benutzer, die gerne individuelle optische Akzente setzen, haben mit robusto die maximale Auswahl: In der Schweiz ist es das einzige widerstandsfähige Sortiment mit vier Standardfarben. Die Schalter und Steckdosen sind in Signalweiss, Grau, Schwarz und Aluminium mit metallischem Look erhältlich.











Wohnbau



Gewerbebau



Produktionswerkstätten

Design und Farben

Schalter

Signalweiss



Grau



Steckdose mit Klappdeckel





Steckdose ohne Klappdeckel





Schwarz



Aluminium











robusto
Schön widerstandsfähig

Ein unwiderstehliches Design gepaart mit höchster Widerstandsfähigkeit. Sein Name ist Programm: robusto macht auch unter extremen Bedingungen eine gute Figur, es wird im Nass- und Aussenbereich eingesetzt oder überall dort, wo hohe Widerstandsfähigkeit verlangt wird.



Vorteile:

- Keine sichtbare Dichtung von aussen
- Ökologisches, formstabiles Material mit einer hohen Schlagfestigkeit und Wärmeformbeständigkeit
- Schutz gegen Wasser, Staub und Korrosion
- Abgestimmtes Sortiment von Druck-, Dreh- und Schlüsselschaltern sowie Steckdosen
- Steckdosen mit und ohne Klappdeckel
- Montagefreundlich (einfach und schnell)
- Im AP-Gehäuse hat es viel Raum für die Verdrahtung

Technische Merkmale:

- IP-Schutz: 55 – 21
- Gehäuse aus Thermoplast (ABS/PC) – gute UV-Beständigkeit und halogenfrei
- Gehäuseschrauben aus Edelstahl 1.4301
- Anschluss: Stecktechnik quickconnect oder Schraubklemmen
- 4 Farben: Signalweiss RAL 9003, Grau RAL 9035, Schwarz RAL 9005 und Aluminium RAL 9006
- Oberfläche matt
- AP-Gehäuse mit 3x M20 Rohreinführungen, welche im Auslieferzustand verschlossen sind
- Klappdeckel Dichtungssystem mit europäischem Patent Nr. 2204887
- Reinigung: Verwenden Sie zum Reinigen alltäglicher Verschmutzungen PH-neutrale Reinigungsmittel oder Seifenwasser. Es wird davon abgeraten, Natriumhydroxid, Aceton oder Ethylacetat einzusetzen.

Expert tips




01

Design
Das neue Nass-Sortiment überzeugt durch seine ästhetische Form. Seine 4 Standardfarben entsprechen den heutigen Bedürfnissen auf dem Schweizer Markt.



02

Mit oder ohne Klappdeckel
In den Funktionsbereichen Steckdosen, Schlüssel- und Vierkantschlüsselschalter/-taster können die Geräte mit oder ohne Klappdeckel bestellt werden.




03

Unsichtbare Dichtung
Durch eine clevere Lösung der Konstruktion verschwindet die Dichtung (EPDM) der Montageplatte vollständig im Apparat.



04

Viel Raum für die Verdrahtung
Die AP-Gehäuse verfügen über 3x M20 Rohreinführungen und in der Gr. 1 über eine Abmessung von 86 x 86 mm.



05

Montagefreundlich
Dank dem modular aufgebauten Sortiment ist die Montage einfach und schnell zu realisieren.



06

4 Farben als Standard
Als einmalige Innovation in einem widerstandsfähigen Sortiment bietet Hager 4 Farben als Standard an. So besteht eine Farbauswahl in Signalweiss, Grau, Schwarz und Aluminium. Gerade der metallische Look der Farbe Aluminium verleiht robusto eine besonders edle Optik.




07

Made in Switzerland
Die Hager Entwicklungs- und Produktionsstätte am Hauptsitz in Emmenbrücke garantiert Ihnen hochstehende Qualität.


robusto
Ein modularer Systemaufbau

A: für Kombinationen




WH 36 11 01 00 A
360 316 103

UP-Montageplatte



WH 36 95 01 82 Z
374 129 083

C: Fertigapparat UP (komplett)



WH 36 11 01 00 C
360 316 003

AP-Gehäuse



WH 36 96 01 00 Z
284 077 003

C: Fertigapparat AP (komplett)



WH 36 11 01 00 Q
240 316 003

Technische Änderungen vorbehalten

Montagebeispiele
Erweiterung durch Flexibilität

Einsatz von TV-/Radio-Datendosen:



Nass-Oberteil mit Klappdeckel,
für 2-Punkte Befestigung robusto
WH 36 96 06 00 Z
643 093 003

+



TV-/Radio-Datendose, A-Apparat
(für Kombinationen) von origin
WH 45 54 39 A
965 806 303

=




Kombinations-A-Apparat
robusto*

Mehr Platz für die Verdrahtung dank dem Erhöhungsrahmen:



Steckdose HMS für 2x RJ45
robusto
WH 65 30 05 00 Q
378 111 203

+



Erhöhungsrahmen
WH 36 96 03 00 Z
284 006 803

=



Steckdose HMS für 2x RJ45 mit
Erhöhungsrahmen robusto*

Spezialanwendungen für den Einbau von Kleinkombinationen, Dimmern, ect.:



Nass-Oberteil vertieft mit Klappdeckel,
für 2-Punkte Befestigung robusto
WH 36 96 08 00 Z
643 095 003

+



Kleinkombination mit Steckdose Typ 13
A-Apparat (für Kombinationen) von origin
WH 15 85 11 00 A
655 363 003

=



Kleinkombination mit Steckdose Typ
13, Kombinations-A-Apparat robusto*

* Diese Beispiele gelten für die Bestellung von nicht nummerierten Produkten.

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP55

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 540
▶ Seite 596







Bezeichnung 10 A, 250 V~	Farbe	**Unterputz** komplett 86 x 86 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** komplett 86 x 86 x 60 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Druckschalter **Schema 3** Einbautiefe 31 mm		**WH36110100C**	360 316 003	**WH36110100A**	360 316 103	**WH36110100Q**	240 316 003
		WH36110103C	360 316 033	**WH36110103A**	360 316 133	**WH36110103Q**	240 316 033
		WH36110105C	360 316 053	**WH36110105A**	360 316 153	**WH36110105Q**	240 316 053
		WH36110149C	360 316 083	**WH36110149A**	360 316 183	**WH36110149Q**	240 316 083
Druckschalter **Schema 6** Einbautiefe 34 mm		**WH36120300C**	360 616 003	**WH36120300A**	360 616 103	**WH36120300Q**	240 616 003
		WH36120303C	360 616 033	**WH36120303A**	360 616 133	**WH36120303Q**	240 616 033
		WH36120305C	360 616 053	**WH36120305A**	360 616 153	**WH36120305Q**	240 616 053
		WH36120349C	360 616 083	**WH36120349A**	360 616 183	**WH36120349Q**	240 616 083
Drucktaster **1-polig** Einbautiefe 31 mm		**WH36130100C**	366 321 003	**WH36130100A**	366 321 103	**WH36130100Q**	262 552 003
		WH36130103C	366 321 033	**WH36130103A**	366 321 133	**WH36130103Q**	262 552 033
		WH36130105C	366 321 053	**WH36130105A**	366 321 153	**WH36130105Q**	262 552 053
		WH36130149C	366 321 083	**WH36130149A**	366 321 183	**WH36130149Q**	262 552 083

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP55

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 540
▶ Seite 596







Bezeichnung 10 A, 250 V~	Farbe	**Unterputz** komplett 86 x 86 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** komplett 86 x 86 x 60 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Druckschalter **Schema 1 (3+3)** Einbautiefe 34 mm		**WH36100100C**	360 116 003	**WH36100100A**	360 116 103	**WH36100100Q**	240 116 003
		WH36100103C	360 116 033	**WH36100103A**	360 116 133	**WH36100103Q**	240 116 033
		WH36100105C	360 116 053	**WH36100105A**	360 116 153	**WH36100105Q**	240 116 053
		WH36100149C	360 116 083	**WH36100149A**	360 116 183	**WH36100149Q**	240 116 083
Drucktaster **+ Schema 3** Einbautiefe 34 mm		**WH36150100C**	360 816 003	**WH36150100A**	360 816 103	**WH36150100Q**	240 816 003
		WH36150103C	360 816 033	**WH36150103A**	360 816 133	**WH36150103Q**	240 816 033
		WH36150105C	360 816 053	**WH36150105A**	360 816 153	**WH36150105Q**	240 816 053
		WH36150149C	360 816 083	**WH36150149A**	360 816 183	**WH36150149Q**	240 816 083
2 Drucktaster **1-polig** Einbautiefe 34 mm		**WH36140300C**	366 282 003	**WH36140300A**	366 282 103	**WH36140300Q**	262 562 003
		WH36140303C	366 282 033	**WH36140303A**	366 282 133	**WH36140303Q**	262 562 033
		WH36140305C	366 282 053	**WH36140305A**	366 282 153	**WH36140305Q**	262 562 053
		WH36140349C	366 282 083	**WH36140349A**	366 282 183	**WH36140349Q**	262 562 083

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP55

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 540
Leuchtpatrone ▶ Seite 509
▶ Seite 596



Unterputz
komplett
86 x 86 mm



Unterputz
für Kombinationen



Aufputz
komplett
86 x 86 x 60 mm

Bezeichnung 10 A, 250 V~	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Druckschalter **Schema 3, beleuchtet** Einbautiefe 31 mm		**WH36110200C**	360 311 003	**WH36110200A**	360 311 103	**WH36110200Q**	240 311 003
		WH36110203C	360 311 033	**WH36110203A**	360 311 133	**WH36110203Q**	240 311 033
		WH36110205C	360 311 053	**WH36110205A**	360 311 153	**WH36110205Q**	240 311 053
		WH36110249C	360 311 083	**WH36110249A**	360 311 183	**WH36110249Q**	240 311 083
Druckschalter **Schema 6, beleuchtet** Einbautiefe 34 mm		**WH36120400C**	360 611 003	**WH36120400A**	360 611 103	**WH36120400Q**	240 611 003
		WH36120403C	360 611 033	**WH36120403A**	360 611 133	**WH36120403Q**	240 611 033
		WH36120405C	360 611 053	**WH36120405A**	360 611 153	**WH36120405Q**	240 611 053
		WH36120449C	360 611 083	**WH36120449A**	360 611 183	**WH36120449Q**	240 611 083
Drucktaster **1-polig, beleuchtet** Einbautiefe 31 mm		**WH36130200C**	366 324 003	**WH36130200A**	366 324 103	**WH36130200Q**	262 552 103
		WH36130203C	366 324 033	**WH36130203A**	366 324 133	**WH36130203Q**	262 552 133
		WH36130205C	366 324 053	**WH36130205A**	366 324 153	**WH36130205Q**	262 552 153
		WH36130249C	366 324 083	**WH36130249A**	366 324 183	**WH36130249Q**	262 552 183

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP55

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 540
Leuchtpatrone ▶ Seite 509
▶ Seite 596







Bezeichnung 10 A, 250 V~	Farbe	**Unterputz** komplett 86 x 86 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** komplett 86 x 86 x 60 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Druckschalter **Schema 1 (3+3), 2x beleuchtet** Einbautiefe 34 mm		**WH36100200C**	360 121 003	**WH36100200A**	360 121 103	**WH36100200Q**	240 121 003
		WH36100203C	360 121 033	**WH36100203A**	360 121 133	**WH36100203Q**	240 121 033
		WH36100205C	360 121 053	**WH36100205A**	360 121 153	**WH36100205Q**	240 121 053
		WH36100249C	360 121 083	**WH36100249A**	360 121 183	**WH36100249Q**	240 121 083
Drucktaster **+ Schema 3, 2x beleuchtet** Einbautiefe 34 mm		**WH36150200C**	360 821 003	**WH36150200A**	360 821 103	**WH36150200Q**	240 821 003
		WH36150203C	360 821 033	**WH36150203A**	360 821 133	**WH36150203Q**	240 821 033
		WH36150205C	360 821 053	**WH36150205A**	360 821 153	**WH36150205Q**	240 821 053
		WH36150249C	360 821 083	**WH36150249A**	360 821 183	**WH36150249Q**	240 821 083
2 Drucktaster, **1-polig, 2x beleuchtet** Einbautiefe 34 mm		**WH36140400C**	366 286 003	**WH36140400A**	366 286 103	**WH36140400Q**	262 562 103
		WH36140403C	366 286 033	**WH36140403A**	366 286 133	**WH36140403Q**	262 562 133
		WH36140405C	366 286 053	**WH36140405A**	366 286 153	**WH36140405Q**	262 562 153
		WH36140449C	366 286 083	**WH36140449A**	366 286 183	**WH36140449Q**	262 562 183

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP55

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 540
Leuchtpatrone ▶ Seite 509
▶ Seite 596



Unterputz
komplett
86 x 86 mm



Unterputz
für Kombinationen



Aufputz
komplett
86 x 86 x 60 mm

Bezeichnung inkl. LED Leuchtpatrone Gelb 10 A, 250 V~	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Druckschalter Schema 1 (3+3), 1x beleuchtet Einbautiefe 34 mm		**WH36100300C**	360 122 003	**WH36100300A**	360 122 103	**WH36100300Q**	240 122 003
		WH36100303C	360 122 033	**WH36100303A**	360 122 133	**WH36100303Q**	240 122 033
		WH36100305C	360 122 053	**WH36100305A**	360 122 153	**WH36100305Q**	240 122 053
		WH36100349C	360 122 083	**WH36100349A**	360 122 183	**WH36100349Q**	240 122 083
Drucktaster + Schema 3, 1x beleuchtet Einbautiefe 34 mm		**WH36150300C**	360 822 003	**WH36150300A**	360 822 103	**WH36150300Q**	240 822 003
		WH36150303C	360 822 033	**WH36150303A**	360 822 133	**WH36150303Q**	240 822 033
		WH36150305C	360 822 053	**WH36150305A**	360 822 153	**WH36150305Q**	240 822 053
		WH36150349C	360 822 083	**WH36150349A**	360 822 183	**WH36150349Q**	240 822 083
2 Drucktaster, 1x beleuchtet Einbautiefe 34 mm		**WH36140500C**	366 287 003	**WH36140500A**	366 287 103	**WH36140500Q**	262 562 203
		WH36140503C	366 287 033	**WH36140503A**	366 287 133	**WH36140503Q**	262 562 233
		WH36140505C	366 287 053	**WH36140505A**	366 287 153	**WH36140505Q**	262 562 253
		WH36140549C	366 287 083	**WH36140549A**	366 287 183	**WH36140549Q**	262 562 283

Material:
- Körper aus Thermoplast

▶ Seite 596



WH39968011Z

LED Leuchtpatrone für 230 V AC

- Orientierung/Kontrolle

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
LED Gelb 230 V AC (Standard)	1	**WH39968011Z**	209 962 003
LED Rot 230 V AC	1	**WH39968010Z**	209 963 003
LED Grün 230 V AC	1	**WH39968012Z**	209 965 003
LED Blau 230 V AC	1	**WH39968013Z**	209 967 003
LED Signalweiss 230 V AC	1	**WH39968000Z**	209 960 003



WH39968111Z

LED Leuchtpatrone für 12 – 60 V AC/DC

- Orientierung/Kontrolle
- Bei DC Anwendung ist die Polarität nicht zu beachten.

LED Gelb 12 – 60 V AC/DC	1	**WH39968111Z**	209 932 003
LED Rot 12 – 60 V AC/DC	1	**WH39968110Z**	209 933 003
LED Grün 12 – 60 V AC/DC	1	**WH39968112Z**	209 935 003
LED Blau 12 – 60 V AC/DC	1	**WH39968113Z**	209 937 003
LED Signalweiss 12 – 60 V AC/DC	1	**WH39968100Z**	209 930 003

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect
für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm²
Schutzart:
IP55 nach SN 441011

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 540
▶ Seite 596



Unterputz
komplett
86 x 86 mm



Unterputz
für Kombinationen



Aufputz
komplett
86 x 86 x 70 mm

Bezeichnung mit Steckklemmen mit Klappdeckel	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Nass-Steckdosen **Typ 13, 10 A, 250 V~** Einbautiefe 39 mm		**WH36583300C**	643 035 003	**WH36583300A**	643 035 103	**WH36583300Q**	643 035 303
		WH36583303C	643 035 033	**WH36583303A**	643 035 133	**WH36583303Q**	643 035 333
		WH36583305C	643 035 053	**WH36583305A**	643 035 153	**WH36583305Q**	643 035 353
		WH36583349C	643 035 083	**WH36583349A**	643 035 183	**WH36583349Q**	643 035 383
NassSteckdosen **Typ 13, 10 A, 250 V~** mit Statusanzeige, LED grün Einbautiefe 39 mm		**WH36583400C**	643 036 003	**WH36583400A**	643 036 103	**WH36583400Q**	643 036 303
		WH36583403C	643 036 033	**WH36583403A**	643 036 133	**WH36583403Q**	643 036 333
		WH36583405C	643 036 053	**WH36583405A**	643 036 153	**WH36583405Q**	643 036 353
		WH36583449C	643 036 083	**WH36583449A**	643 036 183	**WH36583449Q**	643 036 383
Nass-Steckdosen **Typ 23, 16A, 250V~** Einbautiefe 39 mm		**WH36586300C**	643 635 003	**WH36586300A**	643 635 103	**WH36586300Q**	643 635 303
		WH36586303C	643 635 033	**WH36586303A**	643 635 133	**WH36586303Q**	643 635 333
		WH36586305C	643 635 053	**WH36586305A**	643 635 153	**WH36586305Q**	643 635 353
		WH36586349C	643 635 083	**WH36586349A**	643 635 183	**WH36586349Q**	643 635 383
Nass-Steckdosen **Typ 23, 16A, 250V~** mit Statusanzeige, LED grün Einbautiefe 39 mm		**WH36586400C**	643 636 003	**WH36586400A**	643 636 103	**WH36586400Q**	643 636 303
		WH36586403C	643 636 033	**WH36586403A**	643 636 133	**WH36586403Q**	643 636 333
		WH36586405C	643 636 053	**WH36586405A**	643 636 153	**WH36586405Q**	643 636 353
		WH36586449C	643 636 083	**WH36586449A**	643 636 183	**WH36586449Q**	643 636 383
Nass-Steckdosen **Typ 15, 10 A, 400 V~** Einbautiefe 39 mm		**WH36593300C**	646 335 003	**WH36593300A**	646 335 103	**WH36593300Q**	646 335 303
		WH36593303C	646 335 033	**WH36593303A**	646 335 133	**WH36593303Q**	646 335 333
		WH36593305C	646 335 053	**WH36593305A**	646 335 153	**WH36593305Q**	646 335 353
		WH36593349C	646 335 083	**WH36593349A**	646 335 183	**WH36593349Q**	646 335 383
Nass-Steckdosen **Typ 25, 16 A, 400 V~** Einbautiefe 39 mm		**WH36596300C**	646 635 003	**WH36596300A**	646 635 103	**WH36596300Q**	646 635 303
		WH36596303C	646 635 033	**WH36596303A**	646 635 133	**WH36596303Q**	646 635 333
		WH36596305C	646 635 053	**WH36596305A**	646 635 153	**WH36596305Q**	646 635 353
		WH36596349C	646 635 083	**WH36596349A**	646 635 183	**WH36596349Q**	646 635 383

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder Schraubklemmen

Schutzart:
IP55 (Steckdosen nach SN441011)

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 540
▶ Seite 596





Bezeichnung Kombination I-I bestückt mit:		Farbe	**Unterputz** komplett 86 x 186 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** komplett 86 x 186 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Schema 3 + Schema 3			**WH36911500C**	387 050 003	**WH36911500Q**	284 535 003
			WH36911503C	387 050 033	**WH36911503Q**	284 535 033
			WH36911505C	387 050 053	**WH36911505Q**	284 535 053
			WH36911549C	387 050 083	**WH36911549Q**	284 535 083
Schema 3 + Typ 13			**WH36911900C**	640 530 003	**WH36911900Q**	640 531 003
			WH36911903C	640 530 033	**WH36911903Q**	640 531 033
			WH36911905C	640 530 053	**WH36911905Q**	640 531 053
			WH36911949C	640 530 083	**WH36911949Q**	640 531 083
Typ 13 + Typ 13			**WH36912300C**	640 570 003	**WH36912300Q**	640 571 003
			WH36912303C	640 570 033	**WH36912303Q**	640 571 033
			WH36912305C	640 570 053	**WH36912305Q**	640 571 053
			WH36912349C	640 570 083	**WH36912349Q**	640 571 083
Typ 23			**WH36912000C**	640 540 003	**WH36912000Q**	640 541 003
			WH36912003C	640 540 033	**WH36912003Q**	640 541 033
			WH36912005C	640 540 053	**WH36912005Q**	640 541 053
			WH36912049C	640 540 083	**WH36912049Q**	640 541 083
Typ 23 + Typ 23			**WH36912400C**	640 580 003	**WH36912400Q**	640 581 003
			WH36912403C	640 580 033	**WH36912403Q**	640 581 033
			WH36912405C	640 580 053	**WH36912405Q**	640 581 053
			WH36912449C	640 580 083	**WH36912449Q**	640 581 083
Schema 3 + Typ 15			**WH36912100C**	640 550 003	**WH36912100Q**	640 551 003
			WH36912103C	640 550 033	**WH36912103Q**	640 551 033
			WH36912105C	640 550 053	**WH36912105Q**	640 551 053
			WH36912149C	640 550 083	**WH36912149Q**	640 551 083
Typ 15 + Typ 15			**WH36912500C**	640 590 003	**WH36912500Q**	640 591 003
			WH36912503C	640 590 033	**WH36912503Q**	640 591 033
			WH36912505C	640 590 053	**WH36912505Q**	640 591 053
			WH36912549C	640 590 083	**WH36912549Q**	640 591 083
Schema 3 + Typ 25			**WH36912200C**	640 560 003	**WH36912200Q**	640 561 003
			WH36912203C	640 560 033	**WH36912203Q**	640 561 033
			WH36912205C	640 560 053	**WH36912205Q**	640 561 053
			WH36912249C	640 560 083	**WH36912249Q**	640 561 083
Typ 25 + Typ 25			**WH36912600C**	640 620 003	**WH36912600Q**	640 621 003
			WH36912603C	640 620 033	**WH36912603Q**	640 621 033
			WH36912605C	640 620 053	**WH36912605Q**	640 621 053
			WH36912649C	640 620 083	**WH36912649Q**	640 621 083

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder Schraubklemmen
für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm²
Schutzart:
Diese Artikel weisen nach SN441011 ab sofort nur noch Schutzklasse IP21 auf.

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 540
▶ Seite 596



Unterputz
komplett
86 x 86 mm



Unterputz
für Kombinationen



Aufputz
komplett
86 x 86 x 60 mm

Bezeichnung		Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Einfach-Nass-Steckdosen Typ 13 mit Steckklemmen Einbautiefe 36 mm			**WH36580600C**	643 100 203	**WH36580600A**	643 106 203	**WH36580600Q**	643 101 203
			WH36580603C	643 100 233	**WH36580603A**	643 106 233	**WH36580603Q**	643 101 233
			WH36580605C	643 100 253	**WH36580605A**	643 106 253	**WH36580605Q**	643 101 253
			WH36580649C	643 100 283	**WH36580649A**	643 106 283	**WH36580649Q**	643 101 283
Zweifach-Nass-Steckdosen Typ 13 mit Steckklemmen Einbautiefe 36 mm			**WH36620600C**	643 150 203	**WH36620600A**	643 156 203	**WH36620600Q**	643 151 203
			WH36620603C	643 150 233	**WH36620603A**	643 156 233	**WH36620603Q**	643 151 233
			WH36620605C	643 150 253	**WH36620605A**	643 156 253	**WH36620605Q**	643 151 253
			WH36620649C	643 150 283	**WH36620649A**	643 156 283	**WH36620649Q**	643 151 283
Dreifach-Nass-Steckdosen Typ 13 mit Steckklemmen Einbautiefe 36 mm			**WH36640600C**	643 130 203	**WH36640600A**	643 136 203	**WH36640600Q**	643 131 203
			WH36640603C	643 130 233	**WH36640603A**	643 136 233	**WH36640603Q**	643 131 233
			WH36640605C	643 130 253	**WH36640605A**	643 136 253	**WH36640605Q**	643 131 253
			WH36640649C	643 130 283	**WH36640649A**	643 136 283	**WH36640649Q**	643 131 283
Nass-Steckdosen Typ 15 mit Stecksystem Quickconnect Einbautiefe 34 mm			**WH36595400C**	646 100 203	**WH36595400A**	646 106 203	**WH36595400Q**	646 101 203
			WH36595403C	646 100 233	**WH36595403A**	646 106 233	**WH36595403Q**	646 101 233
			WH36595405C	646 100 253	**WH36595405A**	646 106 253	**WH36595405Q**	646 101 253
			WH36595449C	646 100 283	**WH36595449A**	646 106 283	**WH36595449Q**	646 101 283

Nass-Steckdosen mit Klappdeckel Typ 23 und Typ 25

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder Schraubklemmen
für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm²
Schutzart:
Diese Artikel weisen nach SN441011 ab sofort nur noch Schutzklasse IP21 auf.

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 540
▶ Seite 596







Bezeichnung 16 A, 250 V~ mit Klappdeckel		Farbe	**Unterputz** komplett 86 x 86 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** komplett 86 x 86 x 60 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Einfach-Nass-Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen Einbautiefe 30 mm			**WH36586900C**	643 140 203	**WH36586900A**	643 146 203	**WH36586900Q**	643 141 203
			WH36586903C	643 140 233	**WH36586903A**	643 146 233	**WH36586903Q**	643 141 233
			WH36586905C	643 140 253	**WH36586905A**	643 146 253	**WH36586905Q**	643 141 253
			WH36586949C	643 140 283	**WH36586949A**	643 146 283	**WH36586949Q**	643 141 283
Zweifach-Nass-Steckdosen Typ 23 mit Steckklemmen Einbautiefe 30 mm			**WH36626900C**	643 160 203	**WH36626900A**	643 166 203	**WH36626900Q**	643 161 203
			WH36626903C	643 160 233	**WH36626903A**	643 166 233	**WH36626903Q**	643 161 233
			WH36626905C	643 160 253	**WH36626905A**	643 166 253	**WH36626905Q**	643 161 253
			WH36626949C	643 160 283	**WH36626949A**	643 166 283	**WH36626949Q**	643 161 283
Dreifachsteckdose Typ 23 mit Steckklemmen Einbautiefe 30mm			**WH36646900C**	643 170 203	**WH36646900A**	643 176 203	**WH36646900Q**	643 171 203
			WH36646903C	643 170 233	**WH36646903A**	643 176 233	**WH36646903Q**	643 171 233
			WH36646905C	643 170 253	**WH36646905A**	643 176 253	**WH36646905Q**	643 171 253
			WH36646949C	643 170 283	**WH36646949A**	643 176 283	**WH36646949Q**	643 171 283
Nass-Steckdosen Typ 25 mit Stecksystem Quickconnect Einbautiefe 34mm			**WH36597000C**	646 110 203	**WH36597000A**	646 116 203	**WH36597000Q**	646 111 203
			WH36597003C	646 110 233	**WH36597003A**	646 116 233	**WH36597003Q**	646 111 233
			WH36597005C	646 110 253	**WH36597005A**	646 116 253	**WH36597005Q**	646 111 253
			WH36597049C	646 110 283	**WH36597049A**	646 116 283	**WH36597049Q**	646 111 283

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder Schraubklemmen

Schutzart:
Diese Artikel weisen nach SN441011 ab sofort nur noch Schutzklasse IP21 auf

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 596







Bezeichnung mit FI-Schutz 10A / 16A, 250 V~ mit Klappdeckel Einbautiefe 39 mm	Farbe	**Unterputz** komplett 86 x 86 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** komplett 86 x 86 x 60 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Einfachsteckdosen **Typ 13 Sidos** mit FI-Schutz 30 mA		**WH36602800C**	643 110 203	**WH36602800A**	643 116 203	**WH36602800Q**	643 111 203
		WH36602803C	643 110 233	**WH36602803A**	643 116 233	**WH36602803Q**	643 111 233
		WH36602805C	643 110 253	**WH36602805A**	643 116 253	**WH36602805Q**	643 111 253
		WH36602849C	643 110 283	**WH36602849A**	643 116 283	**WH36602849Q**	643 111 283
Einfachsteckdosen **Typ 23 Sidos** mit FI-Schutz 30 mA		**WH36602900C**	643 120 203	**WH36602900A**	643 126 203	**WH36602900Q**	643 121 203
		WH36602903C	643 120 233	**WH36602903A**	643 126 233	**WH36602903Q**	643 121 233
		WH36602905C	643 120 253	**WH36602905A**	643 126 253	**WH36602905Q**	643 121 253
		WH36602949C	643 120 283	**WH36602949A**	643 126 283	**WH36602949Q**	643 121 283

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder Schraubklemmen
für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm²
Schutzart:
IP 21

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 540
▶ Seite 596



Unterputz
komplett
86 x 86 mm



Unterputz
für Kombinationen



Aufputz
komplett
86 x 86 x 60 mm

Bezeichnung	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Einfach-Nass-Steckdosen Typ 13 Einbautiefe 36 mm mit Steckklemmen		**WH36582300C**	643 030 203	**WH36582300A**	643 030 403	**WH36582300Q**	643 030 603
		WH36582303C	643 030 233	**WH36582303A**	643 030 433	**WH36582303Q**	643 030 633
		WH36582305C	643 030 253	**WH36582305A**	643 030 453	**WH36582305Q**	643 030 653
		WH36582349C	643 030 283	**WH36582349A**	643 030 483	**WH36582349Q**	643 030 683
Zweifach-Nass-Steckdosen Typ 13 mit Steckklemmen Einbautiefe 36 mm		**WH36622300C**	643 021 203	**WH36622300A**	643 021 403	**WH36622300Q**	643 021 603
		WH36622303C	643 021 233	**WH36622303A**	643 021 433	**WH36622303Q**	643 021 633
		WH36622305C	643 021 253	**WH36622305A**	643 021 453	**WH36622305Q**	643 021 653
		WH36622349C	643 021 283	**WH36622349A**	643 021 483	**WH36622349Q**	643 021 683
Dreifach-Nass-Steckdosen Typ 13 mit Steckklemmen Einbautiefe 36 mm		**WH36642300C**	643 032 203	**WH36642300A**	643 032 403	**WH36642300Q**	643 032 603
		WH36642303C	643 032 233	**WH36642303A**	643 032 433	**WH36642303Q**	643 032 633
		WH36642305C	643 032 253	**WH36642305A**	643 032 453	**WH36642305Q**	643 032 653
		WH36642349C	643 032 283	**WH36642349A**	643 032 483	**WH36642349Q**	643 032 683
Dreifach-Nass-Steckdosen Typ 13 mit Steckklemmen Einbautiefe 36 mm 1x getrennt		**WH36642700C**	643 034 203	**WH36642700A**	643 034 403	**WH36642700Q**	643 034 603
		WH36642703C	643 034 233	**WH36642703A**	643 034 433	**WH36642703Q**	643 034 633
		WH36642705C	643 034 253	**WH36642705A**	643 034 453	**WH36642705Q**	643 034 653
		WH36642749C	643 034 283	**WH36642749A**	643 034 483	**WH36642749Q**	643 034 683
Nass-Steckdosen Typ 15 mit Stecksystem Quickconnect Einbautiefe 34 mm		**WH36598200C**	640 610 003	**WH36598200A**	640 616 003	**WH36598200Q**	640 611 003
		WH36598203C	640 610 033	**WH36598203A**	640 616 033	**WH36598203Q**	640 611 033
		WH36598205C	640 610 053	**WH36598205A**	640 616 053	**WH36598205Q**	640 611 053
		WH36598249C	640 610 083	**WH36598249A**	640 616 083	**WH36598249Q**	640 611 083
Nass-Steckdosen Typ 15 mit Schraubklemmen Einbautiefe 40 mm		**WH36594200C**	646 330 203	**WH36594200A**	646 330 403	**WH36594200Q**	646 330 603
		WH36594203C	646 330 233	**WH36594203A**	646 330 433	**WH36594203Q**	646 330 633
		WH36594205C	646 330 253	**WH36594205A**	646 330 453	**WH36594205Q**	646 330 653
		WH36594249C	646 330 283	**WH36594249A**	646 330 483	**WH36594249Q**	643 330 683

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder Schraubklemmen
für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm²
Schutzart:
IP 21

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 540
▶ Seite 596



Unterputz
komplett
86 x 86 mm



Unterputz
für Kombinationen



Aufputz
komplett
86 x 86 x 60 mm

Bezeichnung 16 A, 250 V~ ohne Klappdeckel Einbautiefe 30 mm		Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Einfach-Nass-Steckdosen Typ 23 mit Steckklemmen			**WH36587600C**	643 630 203	**WH36587600A**	643 630 403	**WH36587600Q**	643 630 603
			WH36587603C	643 630 233	**WH36587603A**	643 630 433	**WH36587603Q**	643 630 633
			WH36587605C	643 630 253	**WH36587605A**	643 630 453	**WH36587605Q**	643 630 653
			WH36587649C	643 630 283	**WH36587649A**	643 630 483	**WH36587649Q**	643 630 683
Zweifach-Nass-Steckdosen Typ 23 mit Steckklemmen			**WH36627300C**	643 637 203	**WH36627300A**	643 637 403	**WH36627300Q**	643 637 603
			WH36627303C	643 637 233	**WH36627303A**	643 637 433	**WH36627303Q**	643 637 633
			WH36627305C	643 637 253	**WH36627305A**	643 637 453	**WH36627305Q**	643 637 653
			WH36627349C	643 637 283	**WH36627349A**	643 637 483	**WH36627349Q**	643 637 683
Dreifach-Nass-Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen			**WH36647300C**	643 632 203	**WH36647300A**	643 632 403	**WH36647300Q**	643 632 603
			WH36647303C	643 632 233	**WH36647303A**	643 632 433	**WH36647303Q**	643 632 633
			WH36647305C	643 632 253	**WH36647305A**	643 632 453	**WH36647305Q**	643 632 653
			WH36647349C	643 632 283	**WH36647349A**	643 632 483	**WH36647349Q**	643 632 683
Nass-Steckdosen Typ 25 mit Stecksystem Quickconnect Einbautiefe 34mm			**WH36599200C**	640 710 003	**WH36599200A**	640 716 003	**WH36599200Q**	640 711 003
			WH36599203C	640 710 033	**WH36599203A**	640 716 033	**WH36599203Q**	640 711 033
			WH36599205C	640 710 053	**WH36599205A**	640 716 053	**WH36599205Q**	640 711 053
			WH36599249C	640 710 083	**WH36599249A**	640 716 083	**WH36599249Q**	640 711 083
Nass-Steckdosen Typ 25 mit Schraubklemmen			**WH36597200C**	646 630 203	**WH36597200A**	646 630 403	**WH36597200Q**	646 630 603
			WH36597203C	646 630 233	**WH36597203A**	646 630 433	**WH36597203Q**	646 630 633
			WH36597205C	646 630 253	**WH36597205A**	646 630 453	**WH36597205Q**	646 630 653
			WH36597249C	646 630 283	**WH36597249A**	646 630 483	**WH36597249Q**	646 630 683

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder Schraubklemmen

Schutzart:
IP21, diese Steckdosen weisen nach SN441011 ab sofort nur noch Schutzklasse IP21 auf

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 540
▶ Seite 596





Bezeichnung Kombination I-I bestückt mit:		Farbe	**Unterputz** komplett 86 x 186 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** komplett 86 x 186 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Schema 3 + Typ 13			**WH36912700C**	640 100 203	**WH36912700Q**	640 101 203
			WH36912703C	640 100 233	**WH36912703Q**	640 101 233
			WH36912705C	640 100 253	**WH36912705Q**	640 101 253
			WH36912749C	640 100 283	**WH36912749Q**	640 101 283
Schema 3 + 2x Typ 13			**WH36912800C**	640 110 203		
			WH36912803C	640 110 233		
			WH36912805C	640 110 253		
			WH36912849C	640 110 283		
Schema 3 + 3x Typ 13			**WH36913000C**	640 120 203		
			WH36913003C	640 120 233		
			WH36913005C	640 120 253		
			WH36913049C	640 120 283		
Schema 3 + Typ 15 mit Stecktechnik Quickconnect			**WH36913300C**	640 140 203	**WH36913300Q**	640 141 203
			WH36913303C	640 140 233	**WH36913303Q**	640 141 233
			WH36913305C	640 140 253	**WH36913305Q**	640 141 253
			WH36913349C	640 140 283	**WH36913349Q**	640 141 283
Typ 13 + Typ 13			**WH36913100C**	640 130 203	**WH36913100Q**	640 131 203
			WH36913103C	640 130 233	**WH36913103Q**	640 131 233
			WH36913105C	640 130 253	**WH36913105Q**	640 131 253
			WH36913149C	640 130 283	**WH36913149Q**	640 131 283
Typ 15+ Typ 15 mit Stecktechnik Quickconnect			**WH36913400C**	640 150 203	**WH36913400Q**	640 151 203
			WH36913403C	640 150 233	**WH36913403Q**	640 151 233
			WH36913405C	640 150 253	**WH36913405Q**	640 151 253
			WH36913449C	640 150 283	**WH36913449Q**	640 151 283

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect oder Schraubklemmen

Schutzart:
IP 21

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 596





Bezeichnung Kombination I-I bestückt mit:		Farbe	**Unterputz** komplett 86 x 186 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** komplett 86 x 186 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Schema 3 + Typ 13			**WH36911100C**	387 353 203	**WH36911100Q**	284 570 203
			WH36911103C	387 353 233	**WH36911103Q**	284 570 233
			WH36911105C	387 353 253	**WH36911105Q**	284 570 253
Schema 3 + 2x Typ 13			**WH36911300C**	387 352 203		
			WH36911303C	387 352 233		
			WH36911305C	387 352 253		
Schema 3 + 3x Typ 13			**WH36911400C**	387 350 203		
			WH36911403C	387 350 233		
			WH36911405C	387 350 253		
Schema 3 + Typ 15 mit Stecktechnik Quickconnect			**WH36911800C**	640 520 003	**WH36911800Q**	640 521 003
			WH36911803C	640 520 033	**WH36911803Q**	640 521 033
			WH36911805C	640 520 053	**WH36911805Q**	640 521 053
			WH36911849C	640 520 083	**WH36911849Q**	640 521 083
Schema 3 + Typ 15			**WH36911200C**	387 360 203	**WH36911200Q**	284 578 203
			WH36911203C	387 360 233	**WH36911203Q**	284 578 233
			WH36911205C	387 360 253	**WH36911205Q**	284 578 253

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP55

Typ: Kraus & Naimer Blue Line

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 540
▶ Seite 596







Bezeichnung 25 A 250 V		Farbe	**Unterputz** komplett 86 x 86 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** komplett 86 x 86 x 60 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Ausschalter **Schema 0/1-polig** Einbautiefe 38 mm			**WH36180100C**	361 010 003	**WH36180100A**	361 010 103	**WH36180100Q**	246 010 003
			WH36180103C	361 010 033	**WH36180103A**	361 010 133	**WH36180103Q**	246 010 033
			WH36180105C	361 010 053	**WH36180105A**	361 010 153	**WH36180105Q**	246 010 053
			WH36180149C	361 010 083	**WH36180149A**	361 010 183	**WH36180149Q**	246 010 083
Ausschalter **Schema 0/2-polig** Einbautiefe 38 mm			**WH36180200C**	361 020 003	**WH36180200A**	361 020 103	**WH36180200Q**	246 020 003
			WH36180203C	361 020 033	**WH36180203A**	361 020 133	**WH36180203Q**	246 020 033
			WH36180205C	361 020 053	**WH36180205A**	361 020 153	**WH36180205Q**	246 020 053
			WH36180249C	361 020 083	**WH36180249A**	361 020 183	**WH36180249Q**	246 020 083
Ausschalter **Schema 0/3-polig** Einbautiefe 46 mm			**WH36180300C**	361 030 003	**WH36180300A**	361 030 103	**WH36180300Q**	246 030 003
			WH36180303C	361 030 033	**WH36180303A**	361 030 133	**WH36180303Q**	246 030 033
			WH36180305C	361 030 053	**WH36180305A**	361 030 153	**WH36180305Q**	246 030 053
			WH36180349C	361 030 083	**WH36180349A**	361 030 183	**WH36180349Q**	246 030 083
Umschalter **Schema 2/1-polig** Einbautiefe 38 mm			**WH36180500C**	361 210 003	**WH36180500A**	361 210 103	**WH36180500Q**	246 210 003
			WH36180503C	361 210 033	**WH36180503A**	361 210 133	**WH36180503Q**	246 210 033
			WH36180505C	361 210 053	**WH36180505A**	361 210 153	**WH36180505Q**	246 210 053
			WH36180549C	361 210 083	**WH36180549A**	361 210 183	**WH36180549Q**	246 210 083
Umschalter **Schema 5/1-polig,** **0-1-2-3** Einbautiefe 49 mm			**WH36181200C**	361 510 003	**WH36181200A**	361 510 103	**WH36181200Q**	246 510 003
			WH36181203C	361 510 033	**WH36181203A**	361 510 133	**WH36181203Q**	246 510 033
			WH36181205C	361 510 053	**WH36181205A**	361 510 153	**WH36181205Q**	246 510 053
			WH36181249C	361 510 083	**WH36181249A**	361 510 183	**WH36181249Q**	246 510 083

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP55

Typ: Kraus & Naimer Blue Line

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 540
▶ Seite 596







Bezeichnung 25 A 250 V Einbautiefe 38 mm		Farbe	**Unterputz** komplett 86 x 86 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** komplett 86 x 86 x 60 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Wechselschalter **Schema 3/1-polig**			**WH36180600C**	361 310 003	**WH36180600A**	361 310 103	**WH36180600Q**	246 310 003
			WH36180603C	361 310 033	**WH36180603A**	361 310 133	**WH36180603Q**	246 310 033
			WH36180605C	361 310 053	**WH36180605A**	361 310 153	**WH36180605Q**	246 310 053
			WH36180649C	361 310 083	**WH36180649A**	361 310 183	**WH36180649Q**	246 310 083
Serieschalter **Schema 1/1-polig**			**WH36180400C**	361 110 003	**WH36180400A**	361 110 103	**WH36180400Q**	246 110 003
			WH36180403C	361 110 033	**WH36180403A**	361 110 133	**WH36180403Q**	246 110 033
			WH36180405C	361 110 053	**WH36180405A**	361 110 153	**WH36180405Q**	246 110 053
			WH36180449C	361 110 083	**WH36180449A**	361 110 183	**WH36180449Q**	246 110 083
Schwenktaster, **Schliesser** **1-polig**			**WH36180700C**	364 708 003	**WH36180700A**	364 708 103	**WH36180700Q**	246 708 003
			WH36180703C	364 708 033	**WH36180703A**	364 708 133	**WH36180703Q**	246 708 033
			WH36180705C	364 708 053	**WH36180705A**	364 708 153	**WH36180705Q**	246 708 053
			WH36180749C	364 708 083	**WH36180749A**	364 708 183	**WH36180749Q**	246 708 083
Schwenktaster, **Schliesser** **2-polig**			**WH36180800C**	364 709 003	**WH36180800A**	364 709 103	**WH36180800Q**	246 709 003
			WH36180803C	364 709 033	**WH36180803A**	364 709 133	**WH36180803Q**	246 709 033
			WH36180805C	364 709 053	**WH36180805A**	364 709 153	**WH36180805Q**	246 709 053
			WH36180849C	364 709 083	**WH36180849A**	364 709 183	**WH36180849Q**	246 709 083
Schwenktaster, **Wechsler**			**WH36180900C**	364 719 003	**WH36180900A**	364 719 103	**WH36180900Q**	246 719 003
			WH36180903C	364 719 033	**WH36180903A**	364 719 133	**WH36180903Q**	246 719 033
			WH36180905C	364 719 053	**WH36180905A**	364 719 153	**WH36180905Q**	246 719 053
			WH36180949C	364 719 083	**WH36180949A**	364 719 183	**WH36180949Q**	246 719 083

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP55

Typ: Kraus & Naimer Blue Line

Vierkantschlüssel: 6 mm

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 540
▶ Seite 596



Unterputz
komplett
86 x 86 mm



Unterputz
für Kombinationen



Aufputz
komplett
86 x 86 x 60 mm

Bezeichnung 25 A 250 V		Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Ausschalter **Schema 0/1-polig** Einbautiefe 63 mm			**WH36183500C**	361 600 203	**WH36183500A**	361 606 203	**WH36183500Q**	361 601 203
			WH36183503C	361 600 233	**WH36183503A**	361 606 233	**WH36183503Q**	361 601 233
			WH36183505C	361 600 253	**WH36183505A**	361 606 253	**WH36183505Q**	361 601 253
			WH36183549C	361 600 283	**WH36183549A**	361 606 283	**WH36183549Q**	361 601 283
Ausschalter **Schema 0/2-polig** Einbautiefe 63 mm			**WH36183600C**	361 610 203	**WH36183600A**	361 616 203	**WH36183600Q**	361 611 203
			WH36183603C	361 610 233	**WH36183603A**	361 616 233	**WH36183603Q**	361 611 233
			WH36183605C	361 610 253	**WH36183605A**	361 616 253	**WH36183605Q**	361 611 253
			WH36183649C	361 610 283	**WH36183649A**	361 616 283	**WH36183649Q**	361 611 283
Ausschalter **Schema 0/3-polig** Einbautiefe 77 mm			**WH36183700C**	361 620 203	**WH36183700A**	361 626 203	**WH36183700Q**	361 621 203
			WH36183703C	361 620 233	**WH36183703A**	361 626 233	**WH36183703Q**	361 621 233
			WH36183705C	361 620 253	**WH36183705A**	361 626 253	**WH36183705Q**	361 621 253
			WH36183749C	361 620 283	**WH36183749A**	361 626 283	**WH36183749Q**	361 621 283
Umschalter **Schema 2/1-polig** Einbautiefe 63 mm			**WH36183900C**	361 640 203	**WH36183900A**	361 646 203	**WH36183900Q**	361 641 203
			WH36183903C	361 640 233	**WH36183903A**	361 646 233	**WH36183903Q**	361 641 233
			WH36183905C	361 640 253	**WH36183905A**	361 646 253	**WH36183905Q**	361 641 253
			WH36183949C	361 640 283	**WH36183949A**	361 646 283	**WH36183949Q**	361 641 283

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP55

Typ: Kraus & Naimer Blue Line

Vierkantschlüssel: 6 mm

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 540
▶ Seite 596



Unterputz
komplett
86 x 86 mm



Unterputz
für Kombinationen



Aufputz
komplett
86 x 86 x 60 mm

Bezeichnung 25 A 250 V Einbautiefe 63 mm		Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Wechselschalter **Schema 3/1-polig**			**WH36184000C**	361 650 203	**WH36184000A**	361 656 203	**WH36184000Q**	361 651 203
			WH36184003C	361 650 233	**WH36184003A**	361 656 233	**WH36184003Q**	361 651 233
			WH36184005C	361 650 253	**WH36184005A**	361 656 253	**WH36184005Q**	361 651 253
			WH36184049C	361 650 283	**WH36184049A**	361 656 283	**WH36184049Q**	361 651 283
Serieschalter **Schema 1/1-polig**			**WH36183800C**	361 630 203	**WH36183800A**	361 636 203	**WH36183800Q**	361 631 203
			WH36183803C	361 630 233	**WH36183803A**	361 636 233	**WH36183803Q**	361 631 233
			WH36183805C	361 630 253	**WH36183805A**	361 636 253	**WH36183805Q**	361 631 253
			WH36183849C	361 630 283	**WH36183849A**	361 636 283	**WH36183849Q**	361 631 283
Schwenktaster, **Schliesser** **1-polig**			**WH36185000C**	361 120 203	**WH36185000A**	361 126 203	**WH36185000Q**	361 121 203
			WH36185003C	361 120 233	**WH36185003A**	361 126 233	**WH36185003Q**	361 121 233
			WH36185005C	361 120 253	**WH36185005A**	361 126 253	**WH36185005Q**	361 121 253
			WH36185049C	361 120 283	**WH36185049A**	361 126 283	**WH36185049Q**	361 121 283
Schwenktaster, **Schliesser** **2-polig**			**WH36185100C**	361 130 203	**WH36185100A**	361 136 203	**WH36185100Q**	361 131 203
			WH36185103C	361 130 233	**WH36185103A**	361 136 233	**WH36185103Q**	361 131 233
			WH36185105C	361 130 253	**WH36185105A**	361 136 253	**WH36185105Q**	361 131 253
			WH36185149C	361 130 283	**WH36185149A**	361 136 283	**WH36185149Q**	361 131 283
Schwenktaster, **Wechsler**			**WH36185300C**	361 140 203	**WH36185300A**	361 146 203	**WH36185300Q**	361 141 203
			WH36185303C	361 140 233	**WH36185303A**	361 146 233	**WH36185303Q**	361 141 233
			WH36185305C	361 140 253	**WH36185305A**	361 146 253	**WH36185305Q**	361 141 253
			WH36185349C	361 140 283	**WH36185349A**	361 146 283	**WH36185349Q**	361 141 283

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP21

Typ: Kraus & Naimer Blue Line

Vierkantschlüssel: 6 mm

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 540
▶ Seite 596







Bezeichnung 25 A 250 V		Farbe	Unterputz komplett 86 x 86 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Unterputz für Kombinationen Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Aufputz komplett 86 x 86 x 60 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Ausschalter Schema 0/1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH36222100C**	361 012 503	**WH36222100A**	361 012 203	**WH36222100Q**	246 012 003
			WH36222103C	361 012 533	**WH36222103A**	361 012 233	**WH36222103Q**	246 012 033
			WH36222105C	361 012 553	**WH36222105A**	361 012 253	**WH36222105Q**	246 012 053
			WH36222149C	361 012 583	**WH36222149A**	361 012 283	**WH36222149Q**	246 012 083
Ausschalter Schema 0/2-polig Einbautiefe 63 mm			**WH36222200C**	361 022 503	**WH36222200A**	361 022 203	**WH36222200Q**	246 022 003
			WH36222203C	361 022 533	**WH36222203A**	361 022 233	**WH36222203Q**	246 022 033
			WH36222205C	361 022 553	**WH36222205A**	361 022 253	**WH36222205Q**	246 022 053
			WH36222249C	361 022 583	**WH36222249A**	361 022 283	**WH36222249Q**	246 022 083
Ausschalter Schema 0/3-polig Einbautiefe 77 mm			**WH36222300C**	361 032 503	**WH36222300A**	361 032 203	**WH36222300Q**	246 032 003
			WH36222303C	361 032 533	**WH36222303A**	361 032 233	**WH36222303Q**	246 032 033
			WH36222305C	361 032 553	**WH36222305A**	361 032 253	**WH36222305Q**	246 032 053
			WH36222349C	361 032 583	**WH36222349A**	361 032 283	**WH36222349Q**	246 032 083
Umschalter Schema 2/1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH36222500C**	361 212 503	**WH36222500A**	361 212 203	**WH36222500Q**	246 212 003
			WH36222503C	361 212 533	**WH36222503A**	361 212 233	**WH36222503Q**	246 212 033
			WH36222505C	361 212 553	**WH36222505A**	361 212 253	**WH36222505Q**	246 212 053
			WH36222549C	361 212 583	**WH36222549A**	361 212 283	**WH36222549Q**	246 212 083
Umschalter Schema 5/1-polig, 0-1-2-3 Einbautiefe 77 mm			**WH36223200C**	361 512 503	**WH36223200A**	361 512 203	**WH36223200Q**	246 512 003
			WH36223203C	361 512 533	**WH36223203A**	361 512 233	**WH36223203Q**	246 512 033
			WH36223205C	361 512 553	**WH36223205A**	361 512 253	**WH36223205Q**	246 512 053
			WH36223249C	361 512 583	**WH36223249A**	361 512 283	**WH36223249Q**	246 512 083

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP21

Typ: Kraus & Naimer Blue Line

Vierkantschlüssel: 6 mm

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 540
▶ Seite 596



Unterputz
komplett
86 x 86 mm



Unterputz
für Kombinationen



Aufputz
komplett
86 x 86 x 60 mm

Bezeichnung
25 A 250 V
Einbautiefe 63 mm

		Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Wechselschalter Schema 3/1-polig			**WH36222600C**	361 312 503	**WH36222600A**	361 312 203	**WH36222600Q**	246 312 003
			WH36222603C	361 312 533	**WH36222603A**	361 312 233	**WH36222603Q**	246 312 033
			WH36222605C	361 312 553	**WH36222605A**	361 312 253	**WH36222605Q**	246 312 053
			WH36222649C	361 312 583	**WH36222649A**	361 312 283	**WH36222649Q**	246 312 083
Serieschalter Schema 1/1-polig			**WH36222400C**	361 112 503	**WH36222400A**	361 112 203	**WH36222400Q**	246 112 003
			WH36222403C	361 112 533	**WH36222403A**	361 112 233	**WH36222403Q**	246 112 033
			WH36222405C	361 112 553	**WH36222405A**	361 112 253	**WH36222405Q**	246 112 053
			WH36222449C	361 112 583	**WH36222449A**	361 112 283	**WH36222449Q**	246 112 083
Schwenktaster, Schliesser 1-polig			**WH36222700C**	364 708 203	**WH36222700A**	364 708 303	**WH36222700Q**	246 808 103
			WH36222703C	364 708 233	**WH36222703A**	364 708 333	**WH36222703Q**	246 808 133
			WH36222705C	364 708 253	**WH36222705A**	364 708 353	**WH36222705Q**	246 808 153
			WH36222749C	364 708 283	**WH36222749A**	364 708 383	**WH36222749Q**	246 808 183
Schwenktaster, Schliesser 2-polig			**WH36222800C**	364 709 203	**WH36222800A**	364 709 303	**WH36222800Q**	246 809 103
			WH36222803C	364 709 233	**WH36222803A**	364 709 333	**WH36222803Q**	246 809 133
			WH36222805C	364 709 253	**WH36222805A**	364 709 353	**WH36222805Q**	246 809 153
			WH36222849C	364 709 283	**WH36222849A**	364 709 383	**WH36222849Q**	246 809 183
Schwenktaster, Wechsler			**WH36222900C**	364 719 203	**WH36222900A**	364 719 303	**WH36222900Q**	246 819 103
			WH36222903C	364 719 233	**WH36222903A**	364 719 333	**WH36222903Q**	246 819 133
			WH36222905C	364 719 253	**WH36222905A**	364 719 353	**WH36222905Q**	246 819 153
			WH36222949C	364 719 283	**WH36222949A**	364 719 383	**WH36222949Q**	246 819 183

Nass-Schlüsselschalter/-taster mit Klappdeckel, mit Zylinder

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP55

Typ: Kraus & Naimer Blue Line

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 540
▶ Seite 596







Bezeichnung		Farbe	**Unterputz** komplett 86 x 86 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** komplett 86 x 86 x 60 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Ausschalter Schema 0/1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH36185500C**	361 660 203	**WH36185500A**	361 666 203	**WH36185500Q**	361 661 203
			WH36185503C	361 660 233	**WH36185503A**	361 666 233	**WH36185503Q**	361 661 233
			WH36185505C	361 660 253	**WH36185505A**	361 666 253	**WH36185505Q**	361 661 253
			WH36185549C	361 660 283	**WH36185549A**	361 666 283	**WH36185549Q**	361 661 283
Ausschalter Schema 0/2-polig Einbautiefe 63 mm			**WH36185600C**	361 670 203	**WH36185600A**	361 676 203	**WH36185600Q**	361 671 203
			WH36185603C	361 670 233	**WH36185603A**	361 676 233	**WH36185603Q**	361 671 233
			WH36185605C	361 670 253	**WH36185605A**	361 676 253	**WH36185605Q**	361 671 253
			WH36185649C	361 670 283	**WH36185649A**	361 676 283	**WH36185649Q**	361 671 283
Ausschalter Schema 0/3-polig Einbautiefe 77 mm			**WH36185700C**	361 680 203	**WH36185700A**	361 686 203	**WH36185700Q**	361 681 203
			WH36185703C	361 680 233	**WH36185703A**	361 686 233	**WH36185703Q**	361 681 233
			WH36185705C	361 680 253	**WH36185705A**	361 686 253	**WH36185705Q**	361 681 253
			WH36185749C	361 680 283	**WH36185749A**	361 686 283	**WH36185749Q**	361 681 283
Umschalter Schema 2/1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH36185900C**	361 700 203	**WH36185900A**	361 706 203	**WH36185900Q**	361 701 203
			WH36185903C	361 700 233	**WH36185903A**	361 706 233	**WH36185903Q**	361 701 233
			WH36185905C	361 700 253	**WH36185905A**	361 706 253	**WH36185905Q**	361 701 253
			WH36185949C	361 700 283	**WH36185949A**	361 706 283	**WH36185949Q**	361 701 283

Nass-Schlüsselschalter/-taster mit Klappdeckel, mit Zylinder

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP55

Typ: Kraus & Naimer Blue Line

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 540
▶ Seite 596



Unterputz
komplett
86 x 86 mm



Unterputz
für Kombinationen



Aufputz
komplett
86 x 86 x 60 mm

Bezeichnung
25 A 250 V
Einbautiefe 63 mm

		Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Wechselschalter Schema 3/1-polig			**WH36186000C**	361 710 203	**WH36186000A**	361 716 203	**WH36186000Q**	361 711 203
			WH36186003C	361 710 233	**WH36186003A**	361 716 233	**WH36186003Q**	361 711 233
			WH36186005C	361 710 253	**WH36186005A**	361 716 253	**WH36186005Q**	361 711 253
			WH36186049C	361 710 283	**WH36186049A**	361 716 283	**WH36186049Q**	361 711 283
Serieschalter Schema 1/1-polig			**WH36185800C**	361 690 203	**WH36185800A**	361 696 203	**WH36185800Q**	361 691 203
			WH36185803C	361 690 233	**WH36185803A**	361 696 233	**WH36185803Q**	361 691 233
			WH36185805C	361 690 253	**WH36185805A**	361 696 253	**WH36185805Q**	361 691 253
			WH36185849C	361 690 283	**WH36185849A**	361 696 283	**WH36185849Q**	361 691 283
Schwenktaster, Schliesser 1-polig			**WH36187600C**	361 150 203	**WH36187600A**	361 156 203	**WH36187600Q**	361 151 203
			WH36187603C	361 150 233	**WH36187603A**	361 156 233	**WH36187603Q**	361 151 233
			WH36187605C	361 150 253	**WH36187605A**	361 156 253	**WH36187605Q**	361 151 253
			WH36187649C	361 150 283	**WH36187649A**	361 156 283	**WH36187649Q**	361 151 283
Schwenktaster, Schliesser 2-polig			**WH36187700C**	361 160 203	**WH36187700A**	361 166 203	**WH36187700Q**	361 161 203
			WH36187703C	361 160 233	**WH36187703A**	361 166 233	**WH36187703Q**	361 161 233
			WH36187705C	361 160 253	**WH36187705A**	361 166 253	**WH36187705Q**	361 161 253
			WH36187749C	361 160 283	**WH36187749A**	361 166 283	**WH36187749Q**	361 161 283
Schwenktaster, Wechsler			**WH36187800C**	361 170 203	**WH36187800A**	361 176 203	**WH36187800Q**	361 171 203
			WH36187803C	361 170 233	**WH36187803A**	361 176 233	**WH36187803Q**	361 171 233
			WH36187805C	361 170 253	**WH36187805A**	361 176 253	**WH36187805Q**	361 171 253
			WH36187849C	361 170 283	**WH36187849A**	361 176 283	**WH36187649Q**	361 171 283

Nass-Schlüsselschalter/-taster ohne Klappdeckel, mit Zylinder

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP21

Typ: Kraus & Naimer Blue Line

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 540
▶ Seite 596







Bezeichnung Sicherheitsschloss Zylinder KABA 8, Typ 1065 A 25 A 250 V mit zwei Schlüsseln		Farbe	**Unterputz** komplett 86 x 86 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** komplett 86 x 86 x 60 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Ausschalter **Schema 0/1-polig** Einbautiefe 63 mm			**WH36224100C**	361 014 503	**WH36224100A**	361 014 203	**WH36224100Q**	246 014 003
			WH36224103C	361 014 533	**WH36224103A**	361 014 233	**WH36224103Q**	246 014 033
			WH36224105C	361 014 553	**WH36224105A**	361 014 253	**WH36224105Q**	246 014 053
			WH36224149C	361 014 583	**WH36224149A**	361 014 283	**WH36224149Q**	246 014 083
Ausschalter **Schema 0/2-polig** Einbautiefe 63 mm			**WH36224200C**	361 024 503	**WH36224200A**	361 024 203	**WH36224200Q**	246 024 003
			WH36224203C	361 024 533	**WH36224203A**	361 024 233	**WH36224203Q**	246 024 033
			WH36224205C	361 024 553	**WH36224205A**	361 024 253	**WH36224205Q**	246 024 053
			WH36224249C	361 024 583	**WH36224249A**	361 024 283	**WH36224249Q**	246 024 083
Ausschalter **Schema 0/3-polig** Einbautiefe 77 mm			**WH36224300C**	361 034 503	**WH36224300A**	361 034 203	**WH36224300Q**	246 034 003
			WH36224303C	361 034 533	**WH36224303A**	361 034 233	**WH36224303Q**	246 034 033
			WH36224305C	361 034 553	**WH36224305A**	361 034 253	**WH36224305Q**	246 034 053
			WH36224349C	361 034 583	**WH36224349A**	361 034 283	**WH36224349Q**	246 034 083
Umschalter **Schema 2/1-polig** Einbautiefe 63 mm			**WH36224500C**	361 214 503	**WH36224500A**	361 214 203	**WH36224500Q**	246 214 003
			WH36224503C	361 214 533	**WH36224503A**	361 214 233	**WH36224503Q**	246 214 033
			WH36224505C	361 214 553	**WH36224505A**	361 214 253	**WH36224505Q**	246 214 053
			WH36224549C	361 214 583	**WH36224549A**	361 214 283	**WH36224549Q**	246 214 083
Umschalter **Schema 5/1-polig,** **0-1-2-3** Einbautiefe 77 mm			**WH36225200C**	361 514 503	**WH36225200A**	361 514 203	**WH36225200Q**	246 514 003
			WH36225203C	361 514 533	**WH36225203A**	361 514 233	**WH36225203Q**	246 514 033
			WH36225205C	361 514 553	**WH36225205A**	361 514 253	**WH36225205Q**	246 514 053
			WH36225249C	361 514 583	**WH36225249A**	361 514 283	**WH36225249Q**	246 514 083

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP21

Typ: Kraus & Naimer Blue Line

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 540
▶ Seite 596



Unterputz
komplett
86 x 86 mm



Unterputz
für Kombinationen



Aufputz
komplett
86 x 86 x 60 mm

Bezeichnung
25 A 250 V
Einbautiefe 63 mm

		Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Wechselschalter Schema 3/1-polig			**WH36224600C**	361 314 503	**WH36224600A**	361 314 203	**WH36224600Q**	246 314 003
			WH36224603C	361 314 533	**WH36224603A**	361 314 233	**WH36224603Q**	246 314 033
			WH36224605C	361 314 553	**WH36224605A**	361 314 253	**WH36224605Q**	246 314 053
			WH36224649C	361 314 583	**WH36224649A**	361 314 283	**WH36224649Q**	246 314 083
Serieschalter Schema 1/1-polig			**WH36224400C**	361 114 503	**WH36224400A**	361 114 203	**WH36224400Q**	246 114 003
			WH36224403C	361 114 533	**WH36224403A**	361 114 233	**WH36224403Q**	246 114 033
			WH36224405C	361 114 553	**WH36224405A**	361 114 253	**WH36224405Q**	246 114 053
			WH36224449C	361 114 583	**WH36224449A**	361 114 283	**WH36224449Q**	246 114 083
Schwenktaster, Schliesser 1-polig			**WH36224700C**	364 708 403	**WH36224700A**	364 806 303	**WH36224700Q**	364 708 503
			WH36224703C	364 708 433	**WH36224703A**	364 806 333	**WH36224703Q**	364 708 533
			WH36224705C	364 708 453	**WH36224705A**	364 806 353	**WH36224705Q**	364 708 553
			WH36224749C	364 708 483	**WH36224749A**	364 806 383	**WH36224749Q**	364 708 583
Schwenktaster, Schliesser 2-polig			**WH36224800C**	364 709 403	**WH36224800A**	364 709 503	**WH36224800Q**	246 609 103
			WH36224803C	364 709 433	**WH36224803A**	364 709 533	**WH36224803Q**	246 609 133
			WH36224805C	364 709 453	**WH36224805A**	364 709 553	**WH36224805Q**	246 609 153
			WH36224849C	364 709 483	**WH36224849A**	364 709 583	**WH36224849Q**	246 609 183
Schwenktaster, Wechsler			**WH36224900C**	364 719 403	**WH36224900A**	364 719 503	**WH36224900Q**	246 619 103
			WH36224903C	364 719 433	**WH36224903A**	364 719 533	**WH36224903Q**	246 619 133
			WH36224905C	364 719 453	**WH36224905A**	364 719 553	**WH36224905Q**	246 619 153
			WH36224949C	364 719 483	**WH36224949A**	364 719 583	**WH36224949Q**	246 619 183

Nass-Schlüsselschalter/-taster mit Klappdeckel, ohne Zylinder

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP55

Typ: Kraus & Naimer Blue Line

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 540
▶ Seite 596







Bezeichnung Schliessplananlagen z.B. Kaba 8 ->Typ 1065A, B, D; Kaba 8, 20, Gemini S und Star -> Typ 1262 (Nachfolgetyp von 1062) A, B, C, D, und T; Keso Typ Nr. 16052.204.00.2H, 25 A 250 V		Farbe	**Unterputz** komplett 86 x 86 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** komplett 86 x 86 x 60 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Ausschalter **Schema 0/1-polig** Einbautiefe 63 mm			**WH36187000C**	361 720 203	**WH36187000A**	361 726 203	**WH36187000Q**	361 721 203
			WH36187003C	361 720 233	**WH36187003A**	361 726 233	**WH36187003Q**	361 721 233
			WH36187005C	361 720 253	**WH36187005A**	361 726 253	**WH36187005Q**	361 721 253
			WH36187049C	361 720 283	**WH36187049A**	361 726 283	**WH36187049Q**	361 721 283
Ausschalter **Schema 0/2-polig** Einbautiefe 63 mm			**WH36187100C**	361 730 203	**WH36187100A**	361 736 203	**WH36187100Q**	361 731 203
			WH36187103C	361 730 233	**WH36187103A**	361 736 233	**WH36187103Q**	361 731 233
			WH36187105C	361 730 253	**WH36187105A**	361 736 253	**WH36187105Q**	361 731 253
			WH36187149C	361 730 283	**WH36187149A**	361 736 283	**WH36187149Q**	361 731 283
Ausschalter **Schema 0/3-polig** Einbautiefe 77 mm			**WH36187300C**	361 740 203	**WH36187300A**	361 746 203	**WH36187300Q**	361 741 203
			WH36187303C	361 740 233	**WH36187303A**	361 746 233	**WH36187303Q**	361 741 233
			WH36187305C	361 740 253	**WH36187305A**	361 746 253	**WH36187305Q**	361 741 253
			WH36187349C	361 740 283	**WH36187349A**	361 746 283	**WH36187349Q**	361 741 283
Umschalter **Schema 2/1-polig** Einbautiefe 63 mm			**WH36187400C**	361 750 203	**WH36187400A**	361 756 203	**WH36187400Q**	361 751 203
			WH36187403C	361 750 233	**WH36187403A**	361 756 233	**WH36187403Q**	361 751 233
			WH36187405C	361 750 253	**WH36187405A**	361 756 253	**WH36187405Q**	361 751 253
			WH36187449C	361 750 283	**WH36187449A**	361 756 283	**WH36187449Q**	361 751 283

Nass-Schlüsselschalter/-taster mit Klappdeckel, ohne Zylinder

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP55

Typ: Kraus & Naimer Blue Line

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 540
▶ Seite 596







Bezeichnung Schliessplananlagen z.B. Kaba 8 ->Typ 1065A, B, D; Kaba 8, 20, Gemini S und Star -> Typ 1262 (Nachfolgetyp von 1062) A, B, C, D, und T; Keso Typ Nr. 16052.204.00.2H, 25 A 250 V		Farbe	**Unterputz** komplett 86 x 86 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** komplett 86 x 86 x 60 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Wechselschalter **Schema 3/1-polig** Einbautiefe 63 mm			**WH36188000C**	361 760 203	**WH36188000A**	361 766 203	**WH36188000Q**	361 761 203
			WH36188003C	361 760 233	**WH36188003A**	361 766 233	**WH36188003Q**	361 761 233
			WH36188005C	361 760 253	**WH36188005A**	361 766 253	**WH36188005Q**	361 761 253
			WH36188049C	361 760 283	**WH36188049A**	361 766 283	**WH36188049Q**	361 761 283
Serieschalter **Schema 1/1-polig** Einbautiefe 63 mm			**WH36188300C**	361 770 203	**WH36188300A**	361 776 203	**WH36188300Q**	361 771 203
			WH36188303C	361 770 233	**WH36188303A**	361 776 233	**WH36188303Q**	361 771 233
			WH36188305C	361 770 253	**WH36188305A**	361 776 253	**WH36188305Q**	361 771 253
			WH36188349C	361 770 283	**WH36188349A**	361 776 283	**WH36188349Q**	361 771 283
Schwenktaster, **Schliesser** **1-polig** Einbautiefe 63 mm			**WH36188600C**	361 180 203	**WH36188600A**	361 186 203	**WH36188600Q**	361 181 203
			WH36188603C	361 180 233	**WH36188603A**	361 186 233	**WH36188603Q**	361 181 233
			WH36188605C	361 180 253	**WH36188605A**	361 186 253	**WH36188605Q**	361 181 253
			WH36188649C	361 180 283	**WH36188649A**	361 186 283	**WH36188649Q**	361 181 283
Schwenktaster, **Schliesser** **2-polig** Einbautiefe 63 mm			**WH36188900C**	361 190 203	**WH36188900A**	361 196 203	**WH36188900Q**	361 191 203
			WH36188903C	361 190 233	**WH36188903A**	361 196 233	**WH36188903Q**	361 191 233
			WH36188905C	361 190 253	**WH36188905A**	361 196 253	**WH36188905Q**	361 191 253
			WH36188949C	361 190 283	**WH36188949A**	361 196 283	**WH36188949Q**	361 191 283
Schwenktaster, **Wechsler** Einbautiefe 63 mm			**WH36189200C**	361 200 203	**WH36189200A**	361 206 203	**WH36189200Q**	361 201 203
			WH36189203C	361 200 233	**WH36189203A**	361 206 233	**WH36189203Q**	361 201 233
			WH36189205C	361 200 253	**WH36189205A**	361 206 253	**WH36189205Q**	361 201 253
			WH36189249C	361 200 283	**WH36189249A**	361 206 283	**WH36189249Q**	361 201 283

Nass-Schlüsselschalter/-taster ohne Klappdeckel, ohne Zylinder

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP21

Typ: Kraus & Naimer Blue Line

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 540
▶ Seite 596







Bezeichnung Schliessplananlagen z.B. Kaba 8 ->Typ 1065A, B, D; Kaba 8, 20, Gemini S und Star -> Typ 1262 (Nachfolgetyp von 1062) A, B, C, D, und T; Keso Typ Nr. 16052.204.00.2H, 25 A 250 V		Farbe	**Unterputz** komplett 86 x 86 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** komplett 86 x 86 x 60 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Ausschalter Schema 0/1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH36226100C**	361 016 503	**WH36226100A**	361 016 203	**WH36226100Q**	246 016 003
			WH36226103C	361 016 533	**WH36226103A**	361 016 233	**WH36226103Q**	246 016 033
			WH36226105C	361 016 553	**WH36226105A**	361 016 253	**WH36226105Q**	246 016 053
			WH36226149C	361 016 583	**WH36226149A**	361 016 283	**WH36226149Q**	246 016 083
Ausschalter Schema 0/2-polig Einbautiefe 63 mm			**WH36226200C**	361 026 503	**WH36226200A**	361 026 203	**WH36226200Q**	246 026 003
			WH36226203C	361 026 533	**WH36226203A**	361 026 233	**WH36226203Q**	246 026 033
			WH36226205C	361 026 553	**WH36226205A**	361 026 253	**WH36226205Q**	246 026 053
			WH36226249C	361 026 583	**WH36226249A**	361 026 283	**WH36226249Q**	246 026 083
Ausschalter Schema 0/3-polig Einbautiefe 77 mm			**WH36226300C**	361 036 503	**WH36226300A**	361 036 203	**WH36226300Q**	246 036 003
			WH36226303C	361 036 533	**WH36226303A**	361 036 233	**WH36226303Q**	246 036 033
			WH36226305C	361 036 553	**WH36226305A**	361 036 253	**WH36226305Q**	246 036 053
			WH36226349C	361 036 583	**WH36226349A**	361 036 283	**WH36226349Q**	246 036 083
Umschalter Schema 2/1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH36226500C**	361 216 503	**WH36226500A**	361 216 203	**WH36226500Q**	246 216 003
			WH36226503C	361 216 533	**WH36226503A**	361 216 233	**WH36226503Q**	246 216 033
			WH36226505C	361 216 553	**WH36226505A**	361 216 253	**WH36226505Q**	246 216 053
			WH36226549C	361 216 583	**WH36226549A**	361 216 283	**WH36226549Q**	246 216 083
Umschalter Schema 5/1-polig, 0-1-2-3 Einbautiefe 77 mm			**WH36227200C**	361 516 503	**WH36227200A**	361 516 203	**WH36227200Q**	246 516 003
			WH36227203C	361 516 533	**WH36227203A**	361 516 233	**WH36227203Q**	246 516 033
			WH36227205C	361 516 553	**WH36227205A**	361 516 253	**WH36227205Q**	246 516 053
			WH36227249C	361 516 583	**WH36227249A**	361 516 283	**WH36227249Q**	246 516 083

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP21

Typ: Kraus & Naimer Blue Line

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 540
▶ Seite 596







Bezeichnung Schliessplananlagen z.B. Kaba 8 ->Typ 1065A, B, D; Kaba 8, 20, Gemini S und Star -> Typ 1262 (Nachfolgetyp von 1062) A, B, C, D, und T; Keso Typ Nr. 16052.204.00.2H, 25 A 250 V		Farbe	**Unterputz** komplett 86 x 86 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Aufputz** komplett 86 x 86 x 60 mm **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Wechselschalter Schema 3/1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH36226600C**	361 316 503	**WH36226600A**	361 316 203	**WH36226600Q**	246 316 003
			WH36226603C	361 316 533	**WH36226603A**	361 316 233	**WH36226603Q**	246 316 033
			WH36226605C	361 316 553	**WH36226605A**	361 316 253	**WH36226605Q**	246 316 053
			WH36226649C	361 316 583	**WH36226649A**	361 316 283	**WH36226649Q**	246 316 083
Serieschalter Schema 1/1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH36226400C**	361 116 503	**WH36226400A**	361 116 203	**WH36226400Q**	246 116 003
			WH36226403C	361 116 533	**WH36226403A**	361 116 233	**WH36226403Q**	246 116 033
			WH36226405C	361 116 553	**WH36226405A**	361 116 253	**WH36226405Q**	246 116 053
			WH36226449C	361 116 583	**WH36226449A**	361 116 283	**WH36226449Q**	246 116 083
Schwenktaster, Schliesser 1-polig Einbautiefe 63 mm			**WH36226700C**	364 708 603	**WH36226700A**	364 708 703	**WH36226700Q**	246 606 103
			WH36226703C	364 708 633	**WH36226703A**	364 708 733	**WH36226703Q**	246 606 133
			WH36226705C	364 708 653	**WH36226705A**	364 708 753	**WH36226705Q**	246 606 153
			WH36226749C	364 708 683	**WH36226749A**	364 708 783	**WH36226749Q**	246 606 183
Schwenktaster, Schliesser 2-polig Einbautiefe 63 mm			**WH36226800C**	364 709 603	**WH36226800A**	364 709 703	**WH36226800Q**	246 607 103
			WH36226803C	364 709 633	**WH36226803A**	364 709 733	**WH36226803Q**	246 607 133
			WH36226805C	364 709 653	**WH36226805A**	364 709 753	**WH36226805Q**	246 607 153
			WH36226849C	364 709 683	**WH36226849A**	364 709 783	**WH36226849Q**	246 607 183
Schwenktaster, Wechsler Einbautiefe 63 mm			**WH36226900C**	364 719 603	**WH36226900A**	364 719 603	**WH36226900Q**	246 617 103
			WH36226903C	364 719 633	**WH36226903A**	364 719 633	**WH36226903Q**	246 617 133
			WH36226905C	364 719 653	**WH36226905A**	364 719 653	**WH36226905Q**	246 617 153
			WH36226949C	364 719 683	**WH36226949A**	364 719 683	**WH36226949Q**	246 617 183

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP55

Temperaturbereich:
-25° bis +40°C

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 540
▶ Seite 596







Bezeichnung		Farbe	Unterputz komplett 86 x 86 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Unterputz für Kombinationen Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Aufputz komplett 86 x 86 x 60 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Nass-Storenschalter mechanisch 10 A, 250 V~ mit Steckklemmen Einbautiefe 23 mm			**WH36191300C**	367 051 003	**WH36191300A**	367 051 103	**WH36191300Q**	262 250 003
			WH36191303C	367 051 033	**WH36191303A**	367 051 133	**WH36191303Q**	262 250 033
			WH36191305C	367 051 053	**WH36191305A**	367 051 153	**WH36191305Q**	262 250 053
			WH36191349C	367 051 083	**WH36191349A**	367 051 183	**WH36191349Q**	262 250 083
Nass-Storentaster mechanisch 10 A, 250 V~ mit Steckklemmen Einbautiefe 23 mm			**WH36191400C**	367 061 003	**WH36191400A**	367 061 103	**WH36191400Q**	262 260 003
			WH36191403C	367 061 033	**WH36191403A**	367 061 133	**WH36191403Q**	262 260 033
			WH36191405C	367 061 053	**WH36191405A**	367 061 153	**WH36191405Q**	262 260 053
			WH36191449C	367 061 083	**WH36191449A**	367 061 183	**WH36191449Q**	262 260 083
Nass-Doppel Storenschalter mechanisch 10 A, 250 V~ mit Steckklemmen Einbautiefe 26 mm			**WH36191700C**	367 052 003	**WH36191700A**	367 052 103	**WH36191700Q**	262 252 003
			WH36191703C	367 052 033	**WH36191703A**	367 052 133	**WH36191703Q**	262 252 033
			WH36191705C	367 052 053	**WH36191705A**	367 052 153	**WH36191705Q**	262 252 053
			WH36191749C	367 052 083	**WH36191749A**	367 052 183	**WH36191749Q**	262 252 083
Nass-Doppel Storentaster mechanisch 10 A, 250 V~ mit Steckklemmen Einbautiefe 26 mm			**WH36191800C**	367 062 003	**WH36191800A**	367 062 103	**WH36191800Q**	262 262 003
			WH36191803C	367 062 033	**WH36191803A**	367 062 133	**WH36191803Q**	262 262 033
			WH36191805C	367 062 053	**WH36191805A**	367 062 153	**WH36191805Q**	262 262 053
			WH36191849C	367 062 083	**WH36191849A**	367 062 183	**WH36191849Q**	262 262 083

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP55

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 540
▶ Seite 596







Bezeichnung		Farbe	**Unterputz** komplett 86 x 86 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Unterputz** für Kombinationen Best.Nr.	ELDAS®-Nr	**Aufputz** komplett 86 x 86 x 60 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Nass-Bewegungsmelder 180° 3 Draht mit Neutralleiter 250 V~ Einbautiefe 33 mm 2300VA Erfassungsdistanz: frontal 14 m, seitlich je 6 m Verzögerungszeit: 15 s bis 16 min Ansprechhelligkeit: 5 bis 2000 Lux			**WH36250800C**	545 330 003	**WH36250800A**	545 336 003	**WH36250800Q**	545 331 003
			WH36250803C	545 330 033	**WH36250803A**	545 336 033	**WH36250803Q**	545 331 033
			WH36250805C	545 330 053	**WH36250805A**	545 336 053	**WH36250805Q**	545 331 053
			WH36250849C	545 330 083	**WH36250849A**	545 336 083	**WH36250849Q**	545 331 083
Sonnerie-Drucktaster 250 V~ Einbautiefe 36 mm Bezeichnungsschild 48 x 11 mm			**WH36510200C**	963 712 003	**WH36510200A**	963 712 103	**WH36510200Q**	963 812 003
			WH36510203C	963 712 033	**WH36510203A**	963 712 133	**WH36510203Q**	963 812 033
			WH36510205C	963 712 053	**WH36510205A**	963 712 153	**WH36510205Q**	963 812 053
			WH36510249C	963 712 083	**WH36510249A**	963 712 183	**WH36510249Q**	963 812 083
Nass-Blindabdeckplatte			**WH36920400C**	374 160 003	**WH36920400A**	374 161 003	**WH36920400Q**	374 165 003
			WH36920403C	374 160 033	**WH36920403A**	374 161 033	**WH36920403Q**	374 165 033
			WH36920405C	374 160 053	**WH36920405A**	374 161 053	**WH36920405Q**	374 165 053
			WH36920449C	374 160 083	**WH36920449A**	374 161 083	**WH36920449Q**	374 165 083
LED Signalisation Signalweiss 1,4mW, 250VAC Helligkeitseinstellung Mit Schraubklemmen Einbautiefe 32mm			**WH36520100C**	368 000 003	**WH36520100A**	368 300 003		
			WH36520103C	368 000 033	**WH36520103A**	368 300 033		
			WH36520105C	368 000 053	**WH36520105A**	368 300 053		
			WH36520149C	368 000 083	**WH36520149A**	368 300 083		
LED Signalisation Blau 1,4mW, 250VAC Helligkeitseinstellung Mit Schraubklemmen Einbautiefe 32mm			**WH36520200C**	368 003 003	**WH36520200A**	368 303 003		
			WH36520203C	368 003 033	**WH36520203A**	368 303 033		
			WH36520205C	368 003 053	**WH36520205A**	368 303 053		
			WH36520249C	368 003 083	**WH36520249A**	368 303 083		
LED Signalisation Grün & Rot 1,4mW, 250VAC Einbautiefe 32mm			**WH36520300C**	368 002 003	**WH36520300A**	368 302 003		
			WH36520303C	368 002 033	**WH36520303A**	368 302 033		
			WH36520305C	368 002 053	**WH36520305A**	368 302 053		
			WH36520349C	368 002 083	**WH36520349A**	368 302 083		

Nass-Taster KNX:
Elektronischer Multifunktionstaster mit integriertem KNX-Busankoppler Twisted-Pair (TP)

Merkmale:
- Schutzart: IP55
- Betriebstemperatur: -5 °C bis +45 °C
- Gehäuse aus Thermoplast (ABS/PC)
- gute UV-Beständigkeit und halogenfrei
- 6 LED-Farben:
  Rot, Grün, Blau, Rot-Grün, Rot-Blau, Grün-Blau
  (Einzelfarben pro Taste nur bei KNX system (ETS) möglich)
- integrierter Temperatursensor
- integrierter Buzzer zur Standort-Ortung in der Installation
- Vertikaler und horizontaler Einbau möglich
- Beschriftungsfeld (austauschbar mit optionaler Blindabdeckung)
- Beschriftungsfeld (austauschbar mit optionalem Duroplastfeld, nicht bei KNX Taster mit IR-Empfänger)
- Signalweisse LED hinter dem Beschriftungsfeld
  (nur bei Taster mit LED)
- Inbetriebnahme ohne Frontabdeckung möglich
- Spannungsversorgung: Systemspannung 30 V (KNX)







Bezeichnung		**Unterputz** komplett 86 x 86 mm		**Unterputz** für Kombination 86 x 86 mm		**Aufputz** komplett 86 x 86 x 60 mm	
	Farbe	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Nass-Taster KNX ohne LED 2-fach		**WHTR40200C**	325 150 003	**WHTR40200A**	325 156 003	**WHTR40200Q**	205 151 003
		WHTR40203C	325 150 033	**WHTR40203A**	325 156 033	**WHTR40203Q**	205 151 033
		WHTR40205C	325 150 053	**WHTR40205A**	325 156 053	**WHTR40205Q**	205 151 053
		WHTR40249C	325 150 083	**WHTR40249A**	325 156 083	**WHTR40249Q**	205 151 083
Nass-Taster KNX ohne LED 4-fach		**WHTR40400C**	325 250 003	**WHTR40400A**	325 256 003	**WHTR40400Q**	205 251 003
		WHTR40403C	325 250 033	**WHTR40403A**	325 256 033	**WHTR40403Q**	205 251 033
		WHTR40405C	325 250 053	**WHTR40405A**	325 256 053	**WHTR40405Q**	205 251 053
		WHTR40449C	325 250 083	**WHTR40449A**	325 256 083	**WHTR40449Q**	205 251 083
Nass-Taster KNX ohne LED 6-fach		**WHTR40600C**	325 350 003	**WHTR40600A**	325 356 003	**WHTR40600Q**	205 351 003
		WHTR40603C	325 350 033	**WHTR40603A**	325 356 033	**WHTR40603Q**	205 351 033
		WHTR40605C	325 350 053	**WHTR40605A**	325 356 053	**WHTR40605Q**	205 351 053
		WHTR40649C	325 350 083	**WHTR40649A**	325 356 083	**WHTR40649Q**	205 351 083
Nass-Taster KNX mit RGB LED 2-fach		**WHTR41200C**	325 160 003	**WHTR41200A**	325 166 003	**WHTR41200Q**	205 161 003
		WHTR41203C	325 160 033	**WHTR41203A**	325 166 033	**WHTR41203Q**	205 161 033
		WHTR41205C	325 160 053	**WHTR41205A**	325 166 053	**WHTR41205Q**	205 161 053
		WHTR41249C	325 160 083	**WHTR41249A**	325 166 083	**WHTR41249Q**	205 161 083
Nass-Taster KNX mit RGB LED 4-fach		**WHTR41400C**	325 260 003	**WHTR41400A**	325 266 003	**WHTR41400Q**	205 261 003
		WHTR41403C	325 260 033	**WHTR41403A**	325 266 033	**WHTR41403Q**	205 261 033
		WHTR41405C	325 260 053	**WHTR41405A**	325 266 053	**WHTR41405Q**	205 261 053
		WHTR41449C	325 260 083	**WHTR41449A**	325 266 083	**WHTR41449Q**	205 261 083
Nass-Taster KNX mit RGB LED 6-fach		**WHTR41600C**	325 360 003	**WHTR41600A**	325 366 003	**WHTR41600Q**	205 361 003
		WHTR41603C	325 360 033	**WHTR41603A**	325 366 033	**WHTR41603Q**	205 361 033
		WHTR41605C	325 360 053	**WHTR41605A**	325 366 053	**WHTR41605Q**	205 361 053
		WHTR41649C	325 360 083	**WHTR41649A**	325 366 083	**WHTR41649Q**	205 361 083
Nass-Taster KNX mit RGB LED und IR-Empfäger 2-fach		**WHTR42200C**	325 170 003	**WHTR42200A**	325 176 003	**WHTR42200Q**	205 171 003
		WHTR42203C	325 170 033	**WHTR42203A**	325 176 033	**WHTR42203Q**	205 171 033
		WHTR42205C	325 170 053	**WHTR42205A**	325 176 053	**WHTR42205Q**	205 171 053
		WHTR42249C	325 170 083	**WHTR42249A**	325 176 083	**WHTR42249Q**	205 171 083
Nass-Taster KNX mit RGB LED und IR-Empfäger 4-fach		**WHTR42400C**	325 270 003	**WHTR42400A**	325 276 003	**WHTR42400Q**	205 271 003
		WHTR42403C	325 270 033	**WHTR42403A**	325 276 033	**WHTR42403Q**	205 271 033
		WHTR42405C	325 270 053	**WHTR42405A**	325 276 053	**WHTR42405Q**	205 271 053
		WHTR42449C	325 270 083	**WHTR42449A**	325 276 083	**WHTR42449Q**	205 271 083

Funktionen:
- Umschalten Taster / Wippe
- Taster UM, Schalten EIN, AUS
- Dimmen (1- und 2-Tasten-Bedienung)
- Zeitschalter
- Rollladen-/Jalousie
- Wert senden (1 byte und 2 byte)
- Auswahl der Betriebsart bei Heizungsfunktion
- Alarm
- Szenen (1 - 64)
- 2 Kanal Modus
- Stufenschalter
- Automatisierung deaktivieren
- Zwei Ebenen
- LED Rückmeldung / Konfiguration (WHTR41xxx)
- IR-Eingang (WHTR42xxx)

Lieferfarben:
Signalweiss, RAL 9010: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 596

Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast

Anschluss:
Schraubklemmen

Schutzart:
IP55

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

UP-Montageplatte und
AP-Gehäuse für Kombinationen ▶ Seite 540
Kompatibilität Keystone-Einsätze ▶ Seite 596
RJ45-Einsätze für HMS Montageset ▶ Seite 539

▶ Seite 596







Bezeichnung		Farbe	Unterputz komplett 86 x 86 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Unterputz für Kombinationen Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Aufputz komplett 86 x 86 x 60 mm Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Montageset für HMS-Einsätze max. 2x RJ45			**WH65300500C**	378 110 203	**WH65300500A**	378 116 203	**WH65300500Q**	378 111 203
			WH65300503C	378 110 233	**WH65300503A**	378 116 233	**WH65300503Q**	378 111 233
			WH65300505C	378 110 253	**WH65300505A**	378 116 253	**WH65300505Q**	378 111 253
			WH65300549C	378 110 283	**WH65300549A**	378 116 283	**WH65300549Q**	378 111 283
Montageset für HMS-Einsätze max. 4x RJ45			**WH65300600C**	378 120 203	**WH65300600A**	378 126 203	**WH65300600Q**	378 121 203
			WH65300603C	378 120 233	**WH65300603A**	378 126 233	**WH65300603Q**	378 121 233
			WH65300605C	378 120 253	**WH65300605A**	378 126 253	**WH65300605Q**	378 121 253
			WH65300649C	378 120 283	**WH65300649A**	378 126 283	**WH65300649Q**	378 121 283

RJ45-Einsätze zu HMS Basis- und Erweiterungsmodul

Auf diesen Seiten finden Sie eine Produktzusammenfassung der passiven Komponenten zur strukturierten Verkabelung im Feldverteiler media nach DIN EN 50173-4.

HMS-Einsatz RJ45:
- Kombinierte Schirmung und Zugentlastung
- Eindeutige Anschlusskennzeichnung (EIA/TIA 568 A/B)
- Kat. 5e, Kat. 6 und Kat. 6A
- Keystone Modul
- Selbstschneidende Kontakte
- Steckverbindung RJ45
- Anschluss: Draht AWG 23-25, Litze 7-fach AWG 24-26

▶ Seite 596

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e UTP			
- Kat. 5e UTP ungeschirmt			
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e UTP	1	**WH70290300Z**	977 731 003
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e UTP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70295300Z**	977 731 103
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e STP			
- Kat. 5e STP geschirmt			
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e STP	1	**WH70290200Z**	977 701 003
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e STP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70295200Z**	977 701 103
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 UTP			
- Kat. 6 UTP ungeschirmt			
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 UTP	1	**WH70310200Z**	977 731 013
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 UTP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70315200Z**	977 731 113
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 STP			
- Kat. 6 STP geschirmt			
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 STP	1	**WH70300200Z**	977 701 013
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 STP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70305200Z**	977 701 113
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6A UTP			
- Kat. 6A UTP ungeschirmt			
HMS Einsatz RJ45 Kat. 6A UTP	1	**WH70310300Z**	977 732 013
HMS Einsatz RJ45 Kat. 6A UTP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70315300Z**	977 732 113
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6A STP			
- Kat. 6A STP geschirmt			
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6A STP	1	**WH70300300Z**	977 701 023
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6A STP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70305300Z**	977 701 123
Blinddeckel zu HMS			
Blinddeckel zu HMS, Weiss	1	**WH76410200Z**	377 990 003
Blinddeckel zu HMS, Schwarz	1	**WH76410205Z**	966 731 933
Blinddeckel zu HMS (Set à 100 Stk.), weiss	1	**WH76415200Z**	377 990 103
Blinddeckel zu HMS (Set à 100 Stk.), schwarz	1	**WH76415205Z**	966 731 943



WH70290300Z



WH70290200Z



WH70310200Z



WH70300200Z



WH70310300Z



WH70300300Z


WH76410200Z

Material:
- UP-Montageplatte aus Aluminium mit Schaumstoffdichtung
- AP-Nass-Gehäuse aus Thermoplast

▶ Seite 596



WH36950182Z

UP-Nass-Montageplatte

für den Einbau von Kombinationsapparaten
Gr. I (84 x 84 mm)

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
UP-Nass-Montageplatte	1	**WH36950182Z**	374 129 083



WH36950200Z

UP-Nass-Montageplatte

für den Einbau von Kombinationsapparaten
Gr. 2x1 / 1x2 (186 x 86 mm)

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
UP-Nass-Montageplatte, Signalweiss	1	**WH36950200Z**	374 299 003
UP-Nass-Montageplatte, Grau	1	**WH36950203Z**	374 299 033
UP-Nass-Montageplatte, Schwarz	1	**WH36950205Z**	374 299 053
UP-Nass-Montageplatte, Aluminium	1	**WH36950249Z**	374 299 083



WH36950300Z

UP-Nass-Montageplatte

für den Einbau von Kombinationsapparaten
Gr. 3x1 / 1x3 (286 x 86 mm)

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
UP-Nass-Montageplatte, Signalweiss	1	**WH36950300Z**	374 339 003
UP-Nass-Montageplatte, Grau	1	**WH36950303Z**	374 339 033
UP-Nass-Montageplatte, Schwarz	1	**WH36950305Z**	374 339 053
UP-Nass-Montageplatte, Aluminium	1	**WH36950349Z**	374 339 083

Material:
- UP-Montageplatte aus Aluminium mit Schaumstoffdichtung
- AP-Nass-Gehäuse aus Thermoplast

▶ Seite 596


WH36960100Z

AP-Nass-Gehäuse

mit 1x M20 und 2x M20 ideale Länge der Stoffbuchse = 10mm
Gr. I (86 x 86 x 48 mm)

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
AP-Nass-Gehäuse, Signalweiss	1	**WH36960100Z**	284 077 003
AP-Nass-Gehäuse, Grau	1	**WH36960103Z**	284 077 033
AP-Nass-Gehäuse, Schwarz	1	**WH36960105Z**	284 077 053
AP-Nass-Gehäuse, Aluminium	1	**WH36960149Z**	284 077 083


WH36960200Z

AP-Nass-Gehäuse

mit 1x M20 und 2x M20
Gr. 2x1 / 1x2 (180 x 86 x 48 mm)

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
AP-Nass-Gehäuse, Signalweiss	1	**WH36960200Z**	284 082 003
AP-Nass-Gehäuse, Grau	1	**WH36960203Z**	284 082 033
AP-Nass-Gehäuse, Schwarz	1	**WH36960205Z**	284 082 053
AP-Nass-Gehäuse, Aluminium	1	**WH36960249Z**	284 082 083


WH36960400Z

AP Nass-Gehäuse

mit 1x M20 und 2x M29
Gr. 3x1 / 1x3 (275 x 86 x 48 mm)

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
AP Nass-Gehäuse, Signalweiss	1	**WH36960400Z**	284 083 003
AP Nass-Gehäuse, Grau	1	**WH36960403Z**	284 083 033
AP-Nass-Gehäuse, Schwarz	1	**WH36960405Z**	284 083 053
AP-Nass-Gehäuse, Aluminium	1	**WH36960449Z**	284 083 083


WH36960300Z

Erhöhungsrahmen

(86 x 86 x 19 mm)

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Erhöhungsrahmen, Signalweiss	1	**WH36960300Z**	284 006 803
Erhöhungsrahmen, Grau	1	**WH36960303Z**	284 006 833
Erhöhungsrahmen, Schwarz	1	**WH36960305Z**	284 006 853
Erhöhungsrahmen, Aluminium	1	**WH36960349Z**	284 006 883


WH36990205Z

robusto Schrauben Länge 16mm

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
robusto Schrauben (set à 20 Stk), Edelstahl	1	**WH36990290Z**	160 215 003
robusto Schraube Schwarz (set à 40 Stk)	1	**WH36990205Z**	160 211 023
robusto Schraube Schwarz (set à 100 Stk)	1	**WH36990305Z**	160 211 013


WH36990491Z

robusto Vandalensichere Schraube Länge 16 mm

inkl. Bit 2-Loch-Antrieb

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
robusto Vandalensichere Schraube (Set à 20 Stk), Edelstahl	1	**WH36990491Z**	160 211 043
robusto Vandalensichere Schraube (set à 100 Stk), Edelstahl	1	**WH36990591Z**	160 211 033
robusto Vandalensichere Schrauben (set à 20 Stk), Schwarz	1	**WH36990405Z**	160 215 023
robusto Vandalensichere Schrauben (set à 100 Stk), Schwarz	1	**WH36990505Z**	160 215 013



WH36990405Z



WH36950200Z

Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
UP Kopfzeile 2-teilig			
- mit Montageplatte Gr. 2x1 / 1x2 (186 x 86 mm)			
- Inkl. Mehrpreis für Apparate-Einbau			
UP-Kopfzeile senkrecht 2x1, Signalweiss	1	**WH36910100C**	387 121 003
UP-Kopfzeile senkrecht 2x1, Grau	1	**WH36910103C**	387 121 033
UP-Kopfzeile senkrecht 2x1, Schwarz	1	**WH36910105C**	387 121 053
UP-Kopfzeile senkrecht 2x1, Aluminium	1	**WH36910149C**	387 121 083
UP-Kopfzeile waagrecht 1x2, Signalweiss	1	**WH36910200C**	387 112 003
UP-Kopfzeile waagrecht 1x2, Grau	1	**WH36910203C**	387 112 033
UP-Kopfzeile waagrecht 1x2, Schwarz	1	**WH36910205C**	387 112 053
UP-Kopfzeile waagrecht 1x2, Aluminium	1	**WH36910249C**	387 112 083



WH36950300Z

UP Kopfzeile 3-teilig			
- mit Montageplatte Gr. 3x1 / 1x3 (286 x 86 mm)			
- Inkl. Mehrpreis für Apparate-Einbau			
UP-Kopfzeile senkrecht 3x1, Signalweiss	1	**WH36910300C**	387 131 003
UP-Kopfzeile senkrecht 3x1, Grau	1	**WH36910303C**	387 131 033
UP-Kopfzeile senkrecht 3x1, Schwarz	1	**WH36910305C**	387 131 053
UP-Kopfzeile senkrecht 3x1, Aluminium	1	**WH36910349C**	387 131 083
UP-Kopfzeile waagrecht 1x3, Signalweiss	1	**WH36910400C**	387 113 003
UP-Kopfzeile waagrecht 1x3, Grau	1	**WH36910403C**	387 113 033
UP-Kopfzeile waagrecht 1x3, Schwarz	1	**WH36910405C**	387 113 053
UP-Kopfzeile waagrecht 1x3, Aluminium	1	**WH36910449C**	387 113 083



WH36960200Z

AP Kopfzeile 2-teilig			
- mit AP-Gehäuse Gr. 2x1 / 1x2 (186 x 86 mm)			
- Inkl. Mehrpreis für Apparate-Einbau			
AP-Kopfzeile senkrecht 2x1, Signalweiss	1	**WH36910100Q**	284 121 003
AP-Kopfzeile senkrecht 2x1, Grau	1	**WH36910103Q**	284 121 033
AP-Kopfzeile senkrecht 2x1, Schwarz	1	**WH36910105Q**	284 121 053
AP-Kopfzeile senkrecht 2x1, Aluminium	1	**WH36910149Q**	284 121 083
AP-Kopfzeile waagrecht 1x2, Signalweiss	1	**WH36910200Q**	284 112 003
AP-Kopfzeile waagrecht 1x2, Grau	1	**WH36910203Q**	284 112 033
AP-Kopfzeile waagrecht 1x2, Schwarz	1	**WH36910205Q**	284 112 053
AP-Kopfzeile waagrecht 1x2, Aluminium	1	**WH36910249Q**	284 112 083



WH36960400Q

AP Kopfzeile 3-teilig			
- mit AP Gehäuse Gr. 3x1/1x3 (275x 86mm)			
- inkl. Mehrpreis für Apparate-Einbau			
AP-Kopfzeile senkrecht 3x1, Signalweiss	1	**WH36960400Q**	284 122 003
AP-Kopfzeile senkrecht 3x1, Grau	1	**WH36960403Q**	284 122 033
AP-Kopfzeile senkrecht 3x1, Schwarz	1	**WH36960405Q**	284 122 053
AP-Kopfzeile senkrecht 3x1, Aluminium	1	**WH36960449Q**	284 122 083
AP-Kopfzeile waagrecht 1x3, Signalweiss	1	**WH36960500Q**	284 113 003
AP-Kopfzeile waagrecht 1x3, Grau	1	**WH36960503Q**	284 113 033
AP-Kopfzeile waagrecht 1x3, Schwarz	1	**WH36960505Q**	284 113 053
AP-Kopfzeile waagrecht 1x3, Aluminium	1	**WH36960549Q**	284 113 083

Material:
- UP-Montageplatte aus Aluminium mit Schaumstoffdichtung
- AP-Nass-Gehäuse aus Thermoplast

▶ Seite 596

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH36960500Z	**Nass-Oberteil mit Membrane zu Schalter und Taster**			
	Oberteil Schalter/Taster, Signalweiss	1	**WH36960500Z**	360 936 003
	Oberteil Schalter/Taster, Grau	1	**WH36960503Z**	360 936 033
	Oberteil Schalter/Taster, Schwarz	1	**WH36960505Z**	360 936 053
	Oberteil Schalter/Taster, Aluminium	1	**WH36960549Z**	360 936 083
 WH36961900Z	**Nass-Oberteil mit Membrane zu Einfach- Storenschalter und Storentaster**			
	Oberteil Storenschalter/-taster, Signalweiss	1	**WH36961900Z**	360 937 003
	Oberteil Storenschalter/-taster, Grau	1	**WH36961903Z**	360 937 033
	Oberteil Storenschalter/-taster, Schwarz	1	**WH36961905Z**	360 937 053
	Oberteil Storenschalter/-taster, Aluminium	1	**WH36961949Z**	360 937 083
 WH36962000Z	**Nass-Oberteil mit Membrane zu Doppelstorenschalter, -Taster**			
	Oberteil Doppelstorenschalter, -Taster, Signalweiss	1	**WH36962000Z**	378 049 003
	Oberteil Doppelstorenschalter, -Taster, Grau	1	**WH36962003Z**	378 049 033
	Oberteil Doppelstorenschalter, -Taster, Schwarz	1	**WH36962005Z**	378 049 053
	Oberteil Doppelstorenschalter, -Taster, Aluminium	1	**WH36962049Z**	378 049 083
 WH36962100Z	**Nass-Oberteil mit Membrane zu KNX-Tastsensoren, und Systo**			
	Oberteil KNX-Tastsensoren & Systo, Signalweiss	1	**WH36962100Z**	378 050 003
	Oberteil KNX-Tastsensoren & Systo, Grau	1	**WH36962103Z**	378 050 033
	Oberteil KNX-Tastsensoren & Systo, Schwarz	1	**WH36962105Z**	378 050 053
	Oberteil KNX-Tastsensoren & Systo, Aluminium	1	**WH36962149Z**	378 050 083
 WH36250800Z	**Nass-Oberteil zu Bewegungsmelder**			
	Oberteil Bewegungsmelder, Signalweiss	1	**WH36250800Z**	377 014 003
	Oberteil Bewegungsmelder, Grau	1	**WH36250803Z**	377 014 033
	Oberteil Bewegungsmelder, Schwarz	1	**WH36250805Z**	377 014 053
	Oberteil Bewegungsmelder, Aluminium	1	**WH36250849Z**	377 014 083
 WH36510200Z	**Nass-Oberteil zu Sonnerietaster**			
	Oberteil Sonnerietaster, Signalweiss	1	**WH36510200Z**	360 938 003
	Oberteil Sonnerietaster, Grau	1	**WH36510203Z**	360 938 033
	Oberteil Sonnerietaster, Schwarz	1	**WH36510205Z**	360 938 053
	Oberteil Sonnerietaster, Aluminium	1	**WH36510249Z**	360 938 083
 WH36511200Z	**Bezeichnungsschild zu Sonnerietaster**			
	Bezeichnungsschild (Set à 10 Stk), Weiss	1	**WH36511200Z**	173 323 003
	Bezeichnungsschild (Set à 10 Stk), Schwarz	1	**WH36511205Z**	173 323 053


WH36963000Z

Nass-Oberteil IP55 nach SN 441011

für Steckdosen nach SN 441011
mit blauer Runddichtung

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Oberteil IP55 nach SN 441011, Signalweiss	1	**WH36963000Z**	643 098 003
Oberteil IP55 nach SN 441011, Grau	1	**WH36963003Z**	643 098 033
Oberteil IP55 nach SN 441011, Schwarz	1	**WH36963005Z**	643 098 053
Oberteil IP55 nach SN 441011, Aluminium	1	**WH36963049Z**	643 098 083


WH36963100Z

Nass-Oberteil IP55 nach SN 441011, für Statusanzeige

Für Steckdosen nach SN 441011
mit blauer Dichtung und Linse

Oberteil IP55 nach SN 441011, mit Statusanzeige, Signalweiss	1	**WH36963100Z**	643 100 003
Oberteil IP55 nach SN 441011, mit Statusanzeige, Grau	1	**WH36963103Z**	643 100 033
Oberteil IP55 nach SN 441011, mit Statusanzeige, Schwarz	1	**WH36963105Z**	643 100 053
Oberteil IP55 nach SN 441011, mit Statusanzeige, Aluminium	1	**WH36963149Z**	643 100 083


WH39968212Z

LED-Steckfassung

für Steckdosen nach SN 441011
LED grün, 230V

LED Steckfassung grün für IP55	1	**WH39968212Z**	209 965 103


WH36992090Z

Set für abschliessbarer Klappdeckel IP55 nach SN 441011

bestehend aus 2 Schrauben & 1 Bolzen


Set für abschliessbarer Klappdeckel IP55 nach SN 441011	1	**WH36992090Z**	378 902 993
Vorhängeschloss mit 3 Schlüsseln	1	**S014**	807 994 004


S014


WH36992190Z WH36992105Z

robusto Schrauben Länge 26 mm
für Oberteil IP55 nach SN441011

robusto Schrauben (set à 20 Stk), Edelstahl	1	**WH36992190Z**	160 215 103
robusto Schrauben (set à 40 Stk), Schwarz	1	**WH36992105Z**	160 215 123
robusto Schrauben (set à 100 Stk), Schwarz	1	**WH36992205Z**	160 215 113



WH36992390Z

robusto Vandalensichere Schrauben Länge 26 mm
für Oberteil IP55 nach SN441011

inkl. Bit 2-Loch Antrieb

robusto Vandalensichere Schrauben (set à 20 Stk), Edelstahl	1	**WH36992390Z**	160 215 143
robusto Vandalensichere Schrauben (set à 100 Stk), Edelstahl	1	**WH36992490Z**	160 215 133
robusto Vandalensichere Schrauben (set à 20 Stk), Schwarz	1	**WH36992305Z**	160 215 163
robusto Vandalensichere Schrauben (set à 100 Stk), Schwarz	1	**WH36992405Z**	160 215 153



WH36992305Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr


WH36960600Z

Nass-Oberteil mit Klappdeckel

für 2-Punkte Befestigung
mit Reduzierfrontscheibe Ø 58 – 43 mm

Oberteil mit Klappdeckel, Signalweiss	1	**WH36960600Z**	643 093 003
Oberteil mit Klappdeckel, Grau	1	**WH36960603Z**	643 093 033
Oberteil mit Klappdeckel, Schwarz	1	**WH36960605Z**	643 093 053
Oberteil mit Klappdeckel, Aluminium	1	**WH36960649Z**	643 093 083


WH36960800Z

Nass-Oberteil vertieft mit Klappdeckel

für 2-Punkte Befestigung mit Adapterring 14 mm für Einbau von z. B. SIDOS T13/23
mit Reduzierfrontscheibe Ø 58 – 43 mm
und Erhöhungsrahmen 19 mm

Oberteil vertieft mit Klappdeckel, Signalweiss	1	**WH36960800Z**	643 095 003
Oberteil vertieft mit Klappdeckel, Grau	1	**WH36960803Z**	643 095 033
Oberteil vertieft mit Klappdeckel, Schwarz	1	**WH36960805Z**	643 095 053
Oberteil vertieft mit Klappdeckel, Aluminium	1	**WH36960849Z**	643 095 083


WH36960700Z

Nass-Oberteil mit Klappdeckel

für 3-Punkte Befestigung

Oberteil mit Klappdeckel, Signalweiss	1	**WH36960700Z**	643 094 003
Oberteil mit Klappdeckel, Grau	1	**WH36960703Z**	643 094 033
Oberteil mit Klappdeckel, Schwarz	1	**WH36960705Z**	643 094 053
Oberteil mit Klappdeckel, Aluminium	1	**WH36960749Z**	643 094 083


WH36960900Z

Nass-Oberteil ohne Klappdeckel

für 2-Punkte Befestigung
zu Steckdosen ohne Klappdeckel
Typ 13, 2x13, 15, 23 und 25

Oberteil ohne Klappdeckel, Signalweiss	1	**WH36960900Z**	643 096 003
Oberteil ohne Klappdeckel, Grau	1	**WH36960903Z**	643 096 033
Oberteil ohne Klappdeckel, Schwarz	1	**WH36960905Z**	643 096 053
Oberteil ohne Klappdeckel, Aluminium	1	**WH36960949Z**	643 096 083


WH36961000Z

Nass-Oberteil ohne Klappdeckel

für 3-Punkte Befestigung,
zu Steckdosen ohne Klappdeckel
Typ 3x13

Oberteil ohne Klappdeckel, Signalweiss	1	**WH36961000Z**	643 097 003
Oberteil ohne Klappdeckel, Grau	1	**WH36961003Z**	643 097 033
Oberteil ohne Klappdeckel, Schwarz	1	**WH36961005Z**	643 097 053
Oberteil ohne Klappdeckel, Aluminium	1	**WH36961049Z**	643 097 083


WH36990190Z

Set für abschliessbarer Klappdeckel

bestehend aus 2 Schrauben & 1 Bolzen

Set für abschliessbarer Klappdeckel	1	**WH36990190Z**	378 901 993
Vorhängeschloss mit 3 Schlüsseln	1	**S014**	807 994 004


S014


WH15580300H


WH15622300H


WH15642300H


WH15593200H


WH15585300H


WH15625300H


WH15645300H


WH15596200H

Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Front 1x Typ 13			
Front 1x Typ 13 mit Steckklemmen, weiss	1	**WH15580300H**	377 103 503
Front 1x Typ 13 mit Steckklemmen, schwarz	1	**WH15580305H**	377 103 553
Front 2x Typ 13			
Front 2x Typ 13 mit Steckklemmen, weiss	1	**WH15622300H**	377 104 403
Front 2x Typ 13 mit Steckklemmen, schwarz	1	**WH15622305H**	377 104 453
Front 3x Typ 13			
Front 3x Typ 13 mit Steckklemmen, weiss	1	**WH15642300H**	377 105 203
Front 3x Typ 13 mit Steckklemmen, schwarz	1	**WH15642305H**	377 105 253
Front Typ 15			
Front Typ 15 mit Steckklemmen, weiss	1	**WH15593200H**	377 103 903
Front Typ 15 mit Steckklemmen, schwarz	1	**WH15593205H**	377 103 953
Front 1x Typ 23			
Front 1x Typ 23 mit Steckklemmen, weiss	1	**WH15585300H**	377 103 703
Front 1x Typ 23 mit Steckklemmen, schwarz	1	**WH15585305H**	377 103 753
Front 2x Typ 23			
Front 2x Typ 23 mit Steckklemmen, weiss	1	**WH15625300H**	377 104 803
Front 2x Typ 23 mit Steckklemmen, schwarz	1	**WH15625305H**	377 104 853
Front 3x Typ 23			
Front 3x Typ 23 mit Steckklemmen, weiss	1	**WH15645300H**	377 105 603
Front 3x Typ 23 mit Steckklemmen, schwarz	1	**WH15645305H**	377 105 653
Front Typ 25			
Front Typ 25 mit Steckklemmen, weiss	1	**WH15596200H**	377 104 903
Front Typ 25 mit Steckklemmen, schwarz	1	**WH15596205H**	377 104 953


WH36961100Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Front zu Einfach-Nass-Steckdosen			
Typ 13 ohne Klappdeckel			
Front T13, Signalweiss	1	**WH36961100Z**	643 081 003
Front T13, Grau	1	**WH36961103Z**	643 081 033
Front T13, Schwarz	1	**WH36961105Z**	643 081 053
Front T13, Aluminium	1	**WH36961149Z**	643 081 083


WH36961200Z

Front zu Zweifach-Nass-Steckdosen			
Typ 13 ohne Klappdeckel			
Front 2xT13, Signalweiss	1	**WH36961200Z**	643 082 003
Front 2xT13, Grau	1	**WH36961203Z**	643 082 033
Front 2xT13, Schwarz	1	**WH36961205Z**	643 082 053
Front 2xT13, Aluminium	1	**WH36961249Z**	643 082 083


WH36961300Z

Front zu Dreifach-Nass-Steckdosen			
Typ 13 ohne Klappdeckel			
Front 3x T13 parallel, Signalweiss	1	**WH36961300Z**	643 083 003
Front 3x T13 parallel, Grau	1	**WH36961303Z**	643 083 033
Front 3x T13 parallel, Schwarz	1	**WH36961305Z**	643 083 053
Front 3xT13, Aluminium	1	**WH36961349Z**	643 083 083


WH36961400Z

Front zu Dreifach-Nass-Steckdosen			
Typ 13 ohne Klappdeckel			
Front 3x T13 1x getrennt, Signalweiss	1	**WH36961400Z**	643 084 003
Front 3x T13 1x getrennt, Grau	1	**WH36961403Z**	643 084 033
Front 3x T13 1x getrennt, Schwarz	1	**WH36961405Z**	643 084 053
Front 3xT13 1x getrennt, Aluminium	1	**WH36961449Z**	643 084 083


WH36962300Z

Front zu Nass-Steckdosen			
Typ 15 ohne Klappdeckel			
Front T15, Signalweiss	1	**WH36962300Z**	378 824 003
Front T15, Grau	1	**WH36962303Z**	378 824 033
Front T15, Schwarz	1	**WH36962305Z**	378 824 053
Front T15, Aluminium	1	**WH36962349Z**	378 824 083


WH36961600Z

Front zu Einfach-Nass-Steckdosen			
Typ 23 ohne Klappdeckel			
Front T23, Signalweiss	1	**WH36961600Z**	643 086 003
Front T23, Grau	1	**WH36961603Z**	643 086 033
Front T23, Schwarz	1	**WH36961605Z**	643 086 053
Front T23, Aluminium	1	**WH36961649Z**	643 086 083


WH36961700Z


WH36962400Z


WH36962200Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Front zu Zweifach-Nass-Steckdosen			
Typ 23 ohne Klappdeckel			
Front 2x T23, Signalweiss	1	**WH36961700Z**	643 087 003
Front 2x T23, Grau	1	**WH36961703Z**	643 087 033
Front 2x T23, Schwarz	1	**WH36961705Z**	643 087 053
Front 2x T23, Aluminium	1	**WH36961749Z**	643 087 083
Front zu Einfach-Nass-Steckdosen			
Typ 25 ohne Klappdeckel			
Front T25, Signalweiss	1	**WH36962400Z**	378 825 003
Front T25, Grau	1	**WH36962403Z**	378 825 033
Front T25, Schwarz	1	**WH36962405Z**	378 825 053
Front T25, Aluminium	1	**WH36962449Z**	378 825 083
Front zu Dreifach-Nass-Steckdosen			
Typ 23 ohne Klappdeckel			
Front 3x T23, Signalweiss	1	**WH36962200Z**	643 088 003
Front 3x T23, Grau	1	**WH36962203Z**	643 088 033
Front 3x T23, Schwarz	1	**WH36962205Z**	643 088 053
Front 3xT23, Aluminium	1	**WH36962249Z**	643 088 083

Material:
- Montageplatte aus Aluminium

Lieferfarben/-code:
Signalweiss, RAL 9003: 00
Grau, RAL 7035: 03
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 9006: 49
Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 596

WH36072100Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Kombinationsplatte 2x1, 225x125mm			
Kombinationsplatte 2x1, signalweiss	1	**WH36072100Z**	374 219 003
Kombinationsplatte 2x1, grau	1	**WH36072103Z**	374 219 033
Kombinationsplatte 2x1, schwarz	1	**WH36072105Z**	374 219 053
Kombinationsplatte 2x1, aluminium	1	**WH36072149Z**	374 219 083


WH36072200Z

Kombinationsplatte 3x1, 325x125mm			
Kombinationsplatte 3x1, signalweiss	1	**WH36072200Z**	374 319 003
Kombinationsplatte 3x1, grau	1	**WH36072203Z**	374 319 033
Kombinationsplatte 3x1, schwarz	1	**WH36072205Z**	374 319 053
Kombinationsplatte 3x1, aluminium	1	**WH36072249Z**	374 319 083

WH36072300Z


Kombinationsplatte 4x1, 425x125mm			
Kombinationsplatte 4x1, signalweiss	1	**WH36072300Z**	374 419 003
Kombinationsplatte 4x1, grau	1	**WH36072303Z**	374 419 033
Kombinationsplatte 4x1, schwarz	1	**WH36072305Z**	374 419 053
Kombinationsplatte 4x1, aluminium	1	**WH36072349Z**	374 419 083

WH36072400Z

Kombinationsplatte 2x2, 225x225mm			
Kombinationsplatte 2x2, signalweiss	1	**WH36072400Z**	374 229 003
Kombinationsplatte 2x2, grau	1	**WH36072403Z**	374 229 033
Kombinationsplatte 2x2, schwarz	1	**WH36072405Z**	374 229 053
Kombinationsplatte 2x2, aluminium	1	**WH36072449Z**	374 229 083

WH36072500Z

Kombinationsplatte 3x2, 325x225mm			
Kombinationsplatte 3x2, signalweiss	1	**WH36072500Z**	374 329 003
Kombinationsplatte 3x2, grau	1	**WH36072503Z**	374 329 033
Kombinationsplatte 3x2, schwarz	1	**WH36072505Z**	374 329 053
Kombinationsplatte 3x2, aluminium	1	**WH36072549Z**	374 329 083


WH36072600Z

Kombinationsplatte 4x2, 425x225mm			
Kombinationsplatte 4x2, signalweiss	1	**WH36072600Z**	374 429 003
Kombinationsplatte 4x2, grau	1	**WH36072603Z**	374 429 033
Kombinationsplatte 4x2, schwarz	1	**WH36072605Z**	374 429 053
Kombinationsplatte 4x2, aluminium	1	**WH36072649Z**	374 429 083

WH36072700Z

WH36072800Z

WH36072900Z

Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
Kombinationsplatte 3x3, 325x325mm			
Kombinationsplatte 3x3, signalweiss	1	**WH36072700Z**	374 359 003
Kombinationsplatte 3x3, grau	1	**WH36072703Z**	374 359 033
Kombinationsplatte 3x3, schwarz	1	**WH36072705Z**	374 359 053
Kombinationsplatte 3x3, aluminium	1	**WH36072749Z**	374 359 083
Kombinationsplatte 4x3, 425x325mm			
Kombinationsplatte 4x3, signalweiss	1	**WH36072800Z**	374 439 003
Kombinationsplatte 4x3, grau	1	**WH36072803Z**	374 439 033
Kombinationsplatte 4x3, schwarz	1	**WH36072805Z**	374 439 053
Kombinationsplatte 4x3, aluminium	1	**WH36072849Z**	374 439 083
Kombinationsplatte 4x4, 425x425mm			
Kombinationsplatte 4x4, signalweiss	1	**WH36072900Z**	374 449 003
Kombinationsplatte 4x4, grau	1	**WH36072903Z**	374 449 033
Kombinationsplatte 4x4, schwarz	1	**WH36072905Z**	374 449 053
Kombinationsplatte 4x4, aluminium	1	**WH36072949Z**	374 449 083

Material: - Einlasskästen und AP-Rahmen aus Holz

▶ Seite 596

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH36991160D	**Einlasskasten 2x1, 215x115x80mm**			
	Einlasskasten 2x1	1	**WH36991160D**	370 542 103
 WH36991260D	**Einlasskasten 3x1, 315x115x80mm**			
	Einlasskasten 3x1	1	**WH36991260D**	370 543 103
 WH36991360D	**Einlasskasten 4x1, 415x115x80mm**			
	Einlasskasten 4x1	1	**WH36991360D**	370 544 103
 WH36991460D	**Einlasskasten 2x2, 215x215x80mm**			
	Einlasskasten 2x2	1	**WH36991460D**	370 542 203
 WH36991560D	**Einlasskasten 3x2, 315x215x80mm**			
	Einlasskasten 3x2	1	**WH36991560D**	370 543 203
 WH36991660D	**Einlasskasten 4x2, 415x215x80mm**			
	Einlasskasten 4x2	1	**WH36991660D**	370 544 203
 WH36991760D	**Einlasskasten 3x3, 315x315x80mm**			
	Einlasskasten 3x3	1	**WH36991760D**	370 543 303
 WH36991860D	**Einlasskasten 4x3, 415x315x80mm**			
	Einlasskasten 4x3	1	**WH36991860D**	370 544 303
 WH36991960D	**Einlasskasten 4x4, 415x415x80mm**			
	Einlasskasten 4x4	1	**WH36991960D**	370 544 403


WH36991160Q


WH36991260Q


WH36991360Q


WH36991460Q


WH36991560Q


WH36991660Q


WH36991760Q


WH36991860Q


WH36991960Q

Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
AP-Rahmen 2x1, 230x130x80mm			
AP-Rahmen 2x1	1	**WH36991160Q**	370 552 103
AP-Rahmen 3x1, 330x130x80mm			
AP-Rahmen 3x1	1	**WH36991260Q**	370 553 103
AP-Rahmen 4x1, 430x130x80mm			
AP-Rahmen 4x1	1	**WH36991360Q**	370 554 103
AP-Rahmen 2x2, 230x230x80mm			
AP-Rahmen 2x2	1	**WH36991460Q**	370 552 203
AP-Rahmen 3x2, 330x230x80mm			
AP-Rahmen 3x2	1	**WH36991560Q**	370 553 203
AP-Rahmen 4x2, 430x230x80mm			
AP-Rahmen 4x2	1	**WH36991660Q**	370 554 203
AP-Rahmen 3x3, 330x330x80mm			
AP-Rahmen 3x3	1	**WH36991760Q**	370 553 303
AP-Rahmen 4x3, 430x330x80mm			
AP-Rahmen 4x3	1	**WH36991860Q**	370 554 303
AP-Rahmen 4x4, 430x430x80mm			
AP-Rahmen 4x4	1	**WH36991960Q**	370 554 403

Material: - Edelstahl

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH36990388Z	**Bodensäule, Höhe 350mm** Ausgerüstet für die Montage eines robusto A-Apparat (Einsatz für Kombination)			
	Für 1 Apparat	1	**WH36990388Z**	127 932 052
	Für 2 Apparat	1	**WH36990488Z**	127 932 152
 WH36990588Z	**Bodensäule, Höhe 600mm** Ausgerüstet für die Montage eines robusto A-Apparat (Einsatz für Kombination)			
	Für 1 Apparat	1	**WH36990588Z**	127 932 252
	Für 2 Apparat	1	**WH36990688Z**	127 932 352
 WH36990788Z	**Bodensäule, Höhe 900mm** Ausgerüstet für die Montage eines robusto A-Apparat (Einsatz für Kombination)			
	Für 1 Apparat	1	**WH36990788Z**	127 932 452
	Für 2 Apparat	1	**WH36990888Z**	127 932 552
 WH36990188Z	**Ankerkorb** Für 2x M20 Rohre mit Befestigungsschlitze für Kabelbinder Montage: in Beton vergossen oder in Erdreich			
	Ankerkorb	1	**WH36990188Z**	127 991 052
 WH36990288Z	**Montageplatte** Für 2x M25 Rohre Verschraubung unter Gartenplatte			
	Montageplatte	1	**WH36990288Z**	127 991 152

FLF
Schalter und Steckdosen



Arbeiten Sie an einem Projekt mit begrenztem oder schwer zugänglichem Platz für die Elektroinstallation? Zum Beispiel in einem Konferenzraum, einer Restaurantküche oder einer Eingangshalle? Mit dem FLF-Sortiment von Hager verfügen Sie über eine platzsparende Lösung mit Pfiff:
Die FLF-Schalter und Steckdosen überzeugen durch ihren kompakten Aufbau.
Das Zubehör-Programm bietet zahlreiche Installationsvarianten.

06

Seite

Druckschalter/-taster, unbeleuchtet und beleuchtet	560
LED Leuchtpatronen	562
Steckdosen Typ 13 bis Typ 25	564
Montageset HMS für Verteiler	572
Flachkabel-Anschlussdosen	573
Steckdosen prisacucina	575
TV-/Radio- und Sat-Dosen	576
RJ45-Einsätze HMS, Montageset für HMS-Einsätze	578
Montageset für Keystone Einsätze und Montageset für Multimedia-Module	579
Multimedia-Module, leer	582
USB Ladesteckdosen	586
Zubehör, Montageset und Blinddeckel	587
Befestigungsplatten, Einlasskästen und AP-Rahmen	590
Einbausteckdosen 45 x 45, Type 13 und Type 23	593
Spiegelschranksteckdosen	594

Swiss made



FLF Schalter und Steckdosen
Kompakt und platzsparend

Aufgrund der kleinen Bauweise fügen sich FLF-Schalter und Steckdosen überall dort ein, wo die Platzverhältnisse beschränkt oder die Örtlichkeiten schlecht zugänglich sind. Gerade in Türzargen, Installations- und Bodenkanälen sowie Bodendosen gibt es wenig Platz, um Schalter und Steckdosen zu platzieren. Das FLF-Sortiment sorgt hier für optimale Anwendungsmöglichkeiten.



Ein komplettes System



Vielfältig
Das FLF-Programm zeichnet sich durch seine Vielfältigkeit aus. Die Einbauapparate lassen sich in Einzelmontage oder zusammengefasst installieren. Das gesamte Angebot ist in den Farben Weiss und Schwarz sowie Orange für Sondernetze erhältlich.

Flexibel
Die Montage des FLF-Programms ist auf verschiedene Arten möglich. Ob Unterputz im Holzeinlasskasten, Aufputz mit dem Holzaufputzrahmen oder in einem vorhandenen Profil, die Varianten passen sich Ihrem Projekt an.

Zum Sortiment gehören auch die modernen LED Leuchtmittel. Sie überzeugen mit einer kleinen Leistungsaufnahme.

Beständig
Das gesamte FLF-Einbauprogramm wird aus Thermoplast – genauer aus Polybutylenterephthalat (PBT) – hergestellt. Hauptvorteil dieses Werkstoffs ist seine hohe Massbeständigkeit: Die Kunststoff-Eigenschaften verändern sich mit der Zeit nicht. Dadurch bleiben zum Beispiel die Raster flexibler und somit widerstandsfähiger. Weiter zeichnet sich PBT durch eine geringe Kriechstromneigung aus – ein klarer Pluspunkt im Bereich der Elektrotechnik.

Passt in jede Lücke FLF, das kompakte Sortiment



Vorteile:

- Für enge Platzverhältnisse
- Schnelle und schraubenlose Montage
- Stecktechnik quickconnect mit Anschlüssen in 45°
- Einheitliche Schaltmechanik für kallysto, basico und FLF

Technische Merkmale:

- Anschluss: quickconnect T-Draht
- Schalter:
  - Lastgrösse max. 10 A
  - Einbautiefe 33 mm
- Steckdosen:
  - Lastgrösse max. 16 A
  - Einbautiefe max. 36 mm

Expert tips



01

Kompakt
Mehr Platz für die Verdrahtung! Wie seine Pendants im kallysto und basico Design setzt der FLF-Schalter auf einen kleinen Basisapparat und vereinfacht Ihnen so die Montage.



02

Bewährte Stecktechnik
Mit der Hager Stecktechnik quickconnect gewinnen Sie Zeit beim Installieren. Zudem erleichtert der konische Klemmeneingang mit 45° Winkel den Anschluss.




03

Montagevorteil
Durch eine clevere Rasterabstufung ist eine schnelle und optimale Montage in verschiedene Wandstärken möglich.



04

Durchdachtes Zubehör
Es steht eine ausführliche Palette an Zubehör zur Verfügung.



05

Clevere Lösungen
Verschiedene Varianten stehen für anspruchsvolle Anlagen zur Verfügung. Einzigartig ist der Doppeltaster mit nur einer LED Leuchte.



06

Mehr Anschluss
Die 4xT13-Steckdose bietet vier Anschlussmöglichkeiten auf kleinstem Raum.



07

Made in Switzerland
Die Hager Entwicklungs- und Produktionsstätte am Hauptsitz in Emmenbrücke garantiert Ihnen hochstehende Qualität.

FLF
Druckschalter/-taster unbeleuchtet und beleuchtet

Material:
Apparat und Abdeckteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9010: 00
Schwarz, RAL 9005: 05

Farben ähnlich RAL-Tönen.

Einlasskästen, AP-Rahmen und Befestigungsplatten für Kombinationen ▶ Seite 588
Leuchtpatrone ▶ Seite 562
▶ Seite 596





Bezeichnung 10 A 250 V~ Einbautiefe 33 mm	Farbe	**Fertigapparate** komplett unbeleuchtet **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Fertigapparate** komplett beleuchtet, LED Gelb **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Druckschalter **Schema 3**		**WH37110100D**	408 431 003	**WH37110200D**	408 431 203
		WH37110105D	408 431 053	**WH37110205D**	408 431 253
Druckschalter **Schema 6**		**WH37120300D**	408 460 003	**WH37120400D**	408 460 203
		WH37120305D	408 460 053	**WH37120405D**	408 460 253
Drucktaster **1-polig**		**WH37130100D**	462 452 003	**WH37130200D**	462 452 203
		WH37130105D	462 452 053	**WH37130205D**	462 452 253

Doppel-Druckschalter/-taster,un- und 2x beleuchtet

Material:
Apparat und Abdeckteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9010: ☐ 00
Schwarz, RAL 9005: ■ 05

Farben ähnlich RAL-Tönen.

Einlasskästen, AP-Rahmen und Befestigungsplatten für Kombinationen ▶ Seite 588
Leuchtpatrone ▶ Seite 562
▶ Seite 596







Bezeichnung 10 A 250 V~ Einbautiefe 37 mm	Farbe	**Fertigapparate** komplett unbeleuchtet **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Fertigapparate** komplett 2x beleuchtet, LED Gelb **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Fertigapparate** komplett 1x beleuchtet **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Druckschalter Schema 1 (3+3)	☐	**WH37100100D**	408 411 003	**WH37100200D**	408 411 203	**WH37100300D**	408 411 303
	■	**WH37100105D**	408 411 053	**WH37100205D**	408 411 253	**WH37100305D**	408 411 353
Druckschalter Schema 3 + Drucktaster	☐	**WH37150100D**	408 435 003	**WH37150200D**	408 435 203	**WH37150300D**	408 435 303
	■	**WH37150105D**	408 435 053	**WH37150205D**	408 435 253	**WH37150305D**	408 435 353
2 Drucktaster	☐	**WH37140300D**	462 459 003	**WH37140400D**	462 459 203	**WH37140500D**	462 459 303
	■	**WH37140305D**	462 459 053	**WH37140405D**	462 459 253	**WH37140505D**	462 459 353

Material:
Körper aus Thermoplast

▶ Seite 596



WH39968011Z

LED Leuchtpatrone für 230 V AC

- Orientierung/Kontrolle

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
LED Gelb 230 V AC (Standard)	1	**WH39968011Z**	209 962 003
LED Rot 230 V AC	1	**WH39968010Z**	209 963 003
LED Grün 230 V AC	1	**WH39968012Z**	209 965 003
LED Blau 230 V AC	1	**WH39968013Z**	209 967 003
LED Weiss 230 V AC	1	**WH39968000Z**	209 960 003



WH39968111Z

LED Leuchtpatrone für 12 – 60 V AC/DC

- Orientierung/Kontrolle
- Bei DC Anwendung ist die Polarität nicht zu beachten.

LED Gelb 12 – 60 V AC/DC	1	**WH39968111Z**	209 932 003
LED Rot 12 – 60 V AC/DC	1	**WH39968110Z**	209 933 003
LED Grün 12 – 60 V AC/DC	1	**WH39968112Z**	209 935 003
LED Blau 12 – 60 V AC/DC	1	**WH39968113Z**	209 937 003
LED Weiss 12 – 60 V AC/DC	1	**WH39968100Z**	209 930 003

Material:
Abdeckteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect und Schraubklemmen
für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm²

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht





Bezeichnung 10 A 250 V~		Farbe	Fertigapparate Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Fertigapparate inkl. Rastfeder aus Metall Best.Nr.	ELDAS®-Nr	Fertigapparate inkl. LED Leuchtpatrone grün WH39968012Z Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Typ 13 mit Schraubklemmen Einbautiefe 32mm					**WH37581400D** **WH37581405D** **WH37581406D**	663 114 003 663 114 053 663 114 063		
Typ 13 mit Steckklemmen Einbautiefe 36 mm			**WH37580300D** **WH37580305D** **WH37580306D**	663 014 003 663 014 053 663 014 063	**WH37580300DM** **WH37580305DM** **WH37580306DM**	663 214 003 663 214 053 663 214 063	**WH37583300D** **WH37583305D** **WH37583306D**	663 301 103 663 301 153 663 301 163
2x Typ13 parallel **mit Steckklemmen** Einbautiefe 36mm			**WH37620300D** **WH37620305D** **WH37620306D**	663 302 003 663 302 053 663 302 063			**WH37623300D** **WH37623305D** **WH37623306D**	663 302 103 663 302 153 663 302 163
2x Typ13 - 1x getrennt mit Steckklemmen Einbautiefe 36mm			**WH37620700D** **WH37620705D** **WH37620706D**	663 304 003 663 304 053 663 304 063				
3x Typ 13 - parallel **mit Steckklemmen** Einbautiefe 36 mm			**WH37640300D** **WH37640305D** **WH37640306D**	663 303 003 663 303 053 663 303 063			**WH37643300D** **WH37643305D** **WH37643306D**	663 303 103 663 303 153 663 303 163
3x Typ 13 - **1x getrennt mit** **Steckklemmen** Einbautiefe 36 mm			**WH37640700D** **WH37640705D** **WH37640706D**	663 305 003 663 305 053 663 305 063				
FLF Einsatz Typ 13 mit Steckklemmen 10/16A 250V			**WH395853E**	663 301 793				
FLF -Front Typ 13 ohne Rastfeder für T13 mit Steckklemmen			**WH37580300Z** **WH37580305Z** **WH37580306Z** **WH37580311Z** **WH37580329Z**	663 911 003 663 911 053 663 911 063 663 911 083 663 911 073				
FLF Einsatz 3xTyp 13 mit Steckklemmen 10/16A 250V			**WH396453E**	663 303 793				
FLF -Front 3x Typ 13 für 3xT13 mit Steckklemmen			**WH37640300Z** **WH37640305Z** **WH37640306Z**	663 913 003 663 913 053 663 913 063				

Einlasskästen, AP-Rahmen und Befestigungsplatten
für Kombinationen ▶ Seite 588


Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9010: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Orange, RAL 2004: 06
Gelb, RAL 1018: 11
Blau, RAL 5024: 29

Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 596







Bezeichnung 10 A 250 V~ - mit Steckklemmen Quickconnect - Anschlusskabel 1.5mm²		Farbe	**Fertigapparate mit Kabel und Steckdose** für Flachkabel Woertz Technofil **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Fertigapparate mit Kabel und Steckdose** für Flachkabel Woertz **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Fertigapparate mit Kabel und Steckdose** für Rundkabeladapter R&M **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Typ 13	Anschluss auf L1		**WH37682100D**	663 114 103	**WH37682400D**	663 214 103	**WH37684000D**	753 701 003
			WH37682105D	663 114 153	**WH37682405D**	663 214 153	**WH37684005D**	753 701 953
			WH37682106D	663 114 163	**WH37682406D**	663 214 163	**WH37684006D**	753 701 963
	Anschluss auf L2		**WH37682200D**	663 114 203	**WH37682500D**	663 214 203	**WH37684100D**	753 702 003
			WH37682205D	663 114 253	**WH37682505D**	663 214 253	**WH37684105D**	753 702 953
			WH37682206D	663 114 263	**WH37682506D**	663 214 263	**WH37684106D**	753 702 963
	Anschluss auf L3		**WH37682300D**	663 114 303	**WH37682600D**	663 214 303	**WH37684200D**	753 703 003
			WH37682305D	663 114 353	**WH37682605D**	663 214 353	**WH37684205D**	753 703 953
			WH37682306D	663 114 363	**WH37682606D**	663 214 363	**WH37684206D**	753 703 963
2x Typ 13	Anschluss auf L1		**WH37685900D**	663 312 003	**WH37687600D**	663 314 103	**WH37686200D**	663 342 003
			WH37685905D	663 312 053	**WH37687605D**	663 314 153	**WH37686205D**	663 342 053
			WH37685906D	663 312 063	**WH37687606D**	663 314 163	**WH37686206D**	663 342 063
	Anschluss auf L2		**WH37686000D**	663 322 003	**WH37687700D**	663 314 203	**WH37686300D**	663 352 003
			WH37686005D	663 322 053	**WH37687705D**	663 314 253	**WH37686305D**	663 352 053
			WH37686006D	663 322 063	**WH37687706D**	663 314 263	**WH37686306D**	663 352 063
	Anschluss auf L3		**WH37686100D**	663 332 003	**WH37687800D**	663 314 303	**WH37686400D**	663 362 003
			WH37686105D	663 332 053	**WH37687805D**	663 314 353	**WH37686405D**	663 362 053
			WH37686106D	663 332 063	**WH37687806D**	663 314 363	**WH37686406D**	663 362 062
3x Typ 13	Anschluss auf L1		**WH37732100D**	663 115 103	**WH37733100D**	663 215 103	**WH37733400D**	753 891 003
			WH37732105D	663 115 153	**WH37733105D**	663 215 153	**WH37733405D**	753 891 953
			WH37732106D	663 115 163	**WH37733106D**	663 215 163	**WH37733406D**	753 891 963
	Anschluss auf L2		**WH37732200D**	663 115 203	**WH37733200D**	663 215 203	**WH37733500D**	753 892 003
			WH37732205D	663 115 253	**WH37733205D**	663 215 253	**WH37733505D**	753 892 953
			WH37732206D	663 115 263	**WH37733206D**	663 215 263	**WH37733506D**	753 892 963
	Anschluss auf L3		**WH37732300D**	663 115 303	**WH37733300D**	663 215 303	**WH37733600D**	753 893 003
			WH37732305D	663 115 353	**WH37733305D**	663 215 353	**WH37733605D**	753 893 953
			WH37732306D	663 115 363	**WH37733306D**	663 215 363	**WH37733606D**	753 893 963

Material:
Abdeckteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect und Schraubklemmen
für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm²

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht





Bezeichnung 16 A 250 V~ Einbautiefe 32 mm		Farbe	**Fertigapparate** **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Fertigapparate** inkl. Rastfeder aus Metall **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Fertigapparate** inkl. LED Leuchtpatrone grün WH39968012Z **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Typ 23 mit Schraubklemmen Einbautiefe 32mm					**WH37586400D**	663 714 003		
					WH37586405D	663 714 053		
					WH37586406D	663 714 063		
Typ 23 mit Steckklemmen Einbautiefe 32mm			**WH37585300D**	663 614 003	**WH37585300DM**	663 614 503	**WH37588300D**	663 601 103
			WH37585305D	663 614 053	**WH37585305DM**	663 614 553	**WH37588305D**	663 601 153
			WH37585306D	663 614 063	**WH37585306DM**	663 614 563	**WH37588306D**	663 601 163
2x Typ23 parallel mit Steckklemmen Einbautiefe 36mm			**WH37625300D**	663 602 003			**WH37628300D**	663 602 103
			WH37625305D	663 602 053			**WH37628305D**	663 602 153
			WH37625306D	663 602 063			**WH37628306D**	663 602 163
2x Typ23 - 1x getrennt mit Steckklemmen Einbautiefe 36mm			**WH37625700D**	663 604 003				
			WH37625705D	663 604 053				
			WH37625706D	663 604 063				
3x Typ23 parallel mit Steckklemmen Einbautiefe 36mm			**WH37645300D**	663 603 003			**WH37648300D**	663 603 103
			WH37645305D	663 603 053			**WH37648305D**	663 603 153
			WH37645306D	663 603 063			**WH37648306D**	663 603 163
3x Typ23 - 1x getrennt mit Steckklemmen Einbautiefe 36mm			**WH37645700D**	663 605 003				
			WH37645705D	663 605 053				
			WH37645706D	663 605 063				
FLF Einsatz Typ 23 mit Steckklemmen 10/16A 250V			**WH395853E**	663 301 793				
FLF -Front Typ 23 ohne Rastfeder für T13 mit Steckklemmen			**WH37585300Z**	663 971 003				
			WH37585305Z	663 971 053				
			WH37585306Z	663 971 063				
			WH37585311Z	663 971 083				
			WH37585329Z	663 971 073				
FLF Einsatz 3xTyp 23 mit Steckklemmen 10/16A 250V			**WH396453E**	663 303 793				
FLF -Front 3x Typ 23 für 3xT13 mit Steckklemmen			**WH37645300Z**	663 973 003				
			WH37645305Z	663 973 053				
			WH37645306Z	663 973 063				

Einlasskästen, AP-Rahmen und Befestigungsplatten
für Kombinationen ▶ Seite 588


Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9010: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Orange, RAL 2004: 06
Gelb, RAL 1018: 11
Blau, RAL 5024: 29

Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 596







Bezeichnung 16 A 250 V~ - mit Steckklemmen Quickconnect - Anschlusskabel 2.5mm²		Farbe	**Fertigapparate mit Kabel und Steckdose** für Flachkabel Woertz Technofil **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Fertigapparate mit Kabel und Steckdose** für Flachkabel Woertz Power **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr	**Fertigapparate mit Kabel und Steckdose** für Rundkabeladapter R&M **Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Typ 23	Anschluss auf L1		**WH37683100D**	663 714 103	**WH37683400D**	663 814 103	**WH37684400D**	751 751 003
			WH37683105D	663 714 153	**WH37683405D**	663 814 153	**WH37684405D**	751 751 953
			WH37683106D	663 714 163	**WH37683406D**	663 814 163	**WH37684406D**	751 751 963
	Anschluss auf L2		**WH37683200D**	663 714 203	**WH37683500D**	663 814 203	**WH37684500D**	751 752 003
			WH37683205D	663 714 253	**WH37683505D**	663 814 253	**WH37684505D**	751 752 953
			WH37683206D	663 714 263	**WH37683506D**	663 814 263	**WH37684506D**	751 752 963
	Anschluss auf L3		**WH37683300D**	663 714 303	**WH37683600D**	663 814 303	**WH37684600D**	753 753 003
			WH37683305D	663 714 353	**WH37683605D**	663 814 353	**WH37684605D**	753 753 953
			WH37683306D	663 714 363	**WH37683606D**	663 814 363	**WH37684606D**	753 753 963
2x Typ 23	Anschluss auf L1		**WH37687000D**	663 815 103	**WH37684700D**	663 612 003	**WH37685000D**	663 642 003
			WH37687005D	663 815 153	**WH37684705D**	663 612 053	**WH37685005D**	663 642 053
			WH37687006D	663 815 163	**WH37684706D**	663 612 063	**WH37685006D**	663 642 063
	Anschluss auf L2		**WH37687100D**	663 815 203	**WH37684800D**	663 622 003	**WH37685100D**	663 652 003
			WH37687105D	663 815 253	**WH37684805D**	663 622 053	**WH37685105D**	663 652 053
			WH37687106D	663 815 263	**WH37684806D**	663 622 063	**WH37685106D**	663 652 063
	Anschluss auf L3		**WH37687200D**	663 815 303	**WH37684900D**	663 632 003	**WH37685200D**	663 662 003
			WH37687205D	663 815 353	**WH37684905D**	663 632 053	**WH37685205D**	663 662 053
			WH37687206D	663 815 363	**WH37684906D**	663 632 063	**WH37685206D**	663 662 062
3x Typ 23	Anschluss auf L1		**WH37687300D**	663 816 103	**WH37685300D**	663 613 103	**WH37685600D**	663 643 003
			WH37687305D	663 816 153	**WH37685305D**	663 613 153	**WH37685605D**	663 643 053
			WH37687306D	663 816 163	**WH37685306D**	663 613 163	**WH37685606D**	663 643 063
	Anschluss auf L2		**WH37687400D**	663 816 203	**WH37685400D**	663 623 103	**WH37685700D**	663 653 003
			WH37687405D	663 816 253	**WH37685405D**	663 623 153	**WH37685705D**	663 653 053
			WH37687406D	663 816 263	**WH37685406D**	663 623 163	**WH37685706D**	663 653 063
	Anschluss auf L3		**WH37687500D**	663 816 303	**WH37685500D**	663 633 103	**WH37685800D**	663 663 003
			WH37687505D	663 816 353	**WH37685505D**	663 633 153	**WH37685805D**	663 663 053
			WH37687506D	663 816 363	**WH37685506D**	663 633 163	**WH37685806D**	663 663 063

Material:
Abdeckteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart:
IP20



Bezeichnung
10 A 250 V~

Fertigapparate
Steckklemmen

	Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Steckdosen 4x Typ 13 Gr. II quer, parallel Einbautiefe 34 mm		**WH37661000D**	663 035 003
		WH37661005D	663 035 053
		WH37661006D	663 035 063
Steckdosen 4x Typ 13 Gr. II quer, getrennt Einbautiefe 34 mm		**WH37660200D**	663 028 003
		WH37660205D	663 028 053
		WH37660206D	663 028 063



Bezeichnung
10 A 250 V~

Fertigapparate
Steckklemmen

	Farbe		
Steckdosenset 4x Typ 13 Gr. II quer - parallel für Mediaverteiler, inklusive Einlass-kasten und Haltebügel 46 x 130 mm		**WH37660900D**	663 025 903

Einlasskästen, AP-Rahmen und Befestigungsplatten
für Kombinationen ▶ Seite 588

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9010: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Orange, RAL 2004: 06

Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 596

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH37629000D	**Vorbestückte FLF Steckdose für Patchpanel** - Komplettsteckdose inkl. Berührungsschutz - 1,5m Anschlusskabel 3x1,5mm² mit offenem Ende - passt in das Patchpanel FLF Gr. II			
	Vorbestückte FLF Steckdose 2xT13 inkl. 1,5m Kabel	1	**WH37629000D**	663 155 003
	Vorbestückte FLF Steckdose 3xT13 inkl. 1,5m Kabel	1	**WH37649000D**	663 156 003
 WH37629100D	**Komplettsteckdose für Montageplatte** - Komplettsteckdose montiert auf Winkelblech inkl. Berührungsschutz - 1,5m Anschlusskabel 3x1,5mm² mit offenem Ende			
	Komplettsteckdose für Montageplatte 2xT13 inkl. 1,5 m Kabel	1	**WH37629100D**	663 155 103
	Komplettsteckdose für Montageplatte 3xT13 inkl. 1,5 m Kabel	1	**WH37649100D**	663 156 103

Material:
Abdeckteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect und Schraubklemmen
für flexibel und starre Leiter von 1 bis 2.5mm^2

Schutzart:
IP20

Normen:
SEV geprüft und fertigungsüberwacht



Bezeichnung
16 A 250 V~
Einbautiefe 36 mm

Fertigapparate
inkl. Rastfeder aus Metall

		Farbe	Best.Nr.	ELDAS®-Nr
Steckdose Typ 15 Gr. II mit Stecktechnik Quickconnect			**WH37593200D**	640 008 003
			WH37593205D	640 008 053
			WH37593206D	640 008 063
Steckdose Typ 15 Gr. II mit Schraubklemmen			**WH37590200D**	666 323 003
			WH37590205D	666 323 053
			WH37590206D	666 323 063
Steckdose Typ 25 Gr. II mit Stecktechnik Quickconnect			**WH37596200D**	640 108 003
			WH37596205D	640 108 053
			WH37596206D	640 108 063
Steckdose Typ 25 Gr. II mit Schraubklemmen			**WH37595200D**	666 614 103
			WH37595205D	666 614 053
			WH37595206D	666 614 063

Einlasskästen, AP-Rahmen und Befestigungsplatten
für Kombinationen ▶ Seite 588

Querschnitt Anschlusskabel:
- 10A mit 1.5mm^2
- 16A mit 2.5 mm^2

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9010: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Orange, RAL 2004: 06

Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 596



Fertigapparate
mit Kabel und Steckdose
für Flachkabel Woertz Technofil 16 A

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH37792100D	640 018 003
WH37792105D	640 018 053
WH37792106D	640 018 063
WH37692100D	666 323 103
WH37893100D	640 108 003
WH37893105D	640 108 053
WH37893106D	640 108 063
WH37693100D	666 714 103



Fertigapparate
mit Kabel und Steckdose für
Flachkabel Woertz Power 16A

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH37792400D	640 028 003
WH37792405D	640 028 053
WH37792406D	640 028 063
WH37692400D	666 423 103
WH37793400D	640 128 003
WH37793405D	640 128 053
WH37793406D	640 128 063
WH37693400D	666 814 103



Fertigapparate
mit Kabel und Steckdose

Best.Nr.	ELDAS®-Nr
WH37793700D	640 038 003
WH37793705D	640 038 053
WH37793706D	640 038 063
WH37693700D	555 344 003
WH37693705D	555 344 953
WH37693706D	555 344 963
WH37894000D	640 138 003
WH37894005D	640 138 053
WH37894006D	640 138 063
WH37694000D	555 647 003
WH37694005D	555 647 953
WH37694006D	555 647 963

Material:
Apparat und Abdeckteile aus Thermoplast

Anschluss:
Schneideklemmen

Schutzart:
IP20

Kompatibilität Keystone-Einsätze ▶ Seite 596
Einlasskästen, AP-Rahmen und Befestigungsplatten für Kombinationen ▶ Seite 588


WH66410300D

Montageset für Verteiler mit HMS RJ45 bestückt

- mit Winkelträger
- mit 2 FLF Montageset für 2 Keystone-Module HMS
- mit 4 Keystone Module HMS RJ45

Bezeichnung	VPE	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Montageset mit 4 Module RJ45 Kat 6 ungeschirmt	1	**WH66410300D**	977 000 003
Montageset mit 4 Module RJ45 Kat 6 geschirmt	1	**WH66410400D**	977 000 103
Montageset mit 4 Module RJ45 Kat 6A ungeschirmt	1	**WH66410500D**	977 000 203
Montageset mit 4 Module RJ45 Kat 6A geschirmt	1	**WH66410600D**	977 000 303


WH66910100D

Montageset für Verteiler für 4 HMS-Module RJ45

- mit Winkelträger
- mit 2 FLF Montageset für 2 Keystone-Module HMS

Bezeichnung	VPE	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Montageset für 4 Module HMS RJ45	1	**WH66910100D**	977 000 403






WH76991080D

Winkelträger für 2 FLF Gr.I oder 1 FLF Gr.II

Bezeichnung	VPE	**Best.Nr.**	ELDAS®-Nr
Winkelträger für FLF-Apparate	1	**WH76991080D**	977 000 503

Material:
- Einbaudosen: Thermoplast halogenfrei

Anschluss:
- Schraubklemmen

	Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
 WH109617Z	**Flachkabel-Anschlussdosen für Woertz Technofil** - 1,5 mm² - halogenfrei - Drahtenden verdichtet - Länge 300 mm			
	Flachkabel L1-N-PE (3 x 1,5 mm²)	1	**WH109617Z**	150 803 113
	Flachkabel L2-N-PE (3 x 1,5 mm²)	1	**WH109618Z**	150 803 123
	Flachkabel L3-N-PE (3 x 1,5 mm²)	1	**WH109619Z**	150 803 133
	Flachkabel L1-L2-L3-N-PE (5 x 1,5 mm²)	1	**WH109620Z**	150 805 113
 WH109623Z	**Flachkabel-Anschlussdosen für Woertz Technofil** - 2,5 mm² - halogenfrei - Drahtenden verdichtet - Länge 300 mm			
	Flachkabel L1-N-PE (3 x 2,5 mm²)	1	**WH109623Z**	150 073 113
	Flachkabel L2-N-PE (3 x 2,5 mm²)	1	**WH109624Z**	150 073 123
	Flachkabel L3-N-PE (3 x 2,5 mm²)	1	**WH109625Z**	150 073 133
	Flachkabel L1-L2-L3-N-PE (5 x 2,5 mm²)	1	**WH109626Z**	150 075 123
 WH107718Z	**Flachkabel-Anschlussdosen 16 A für Woertz power** - 1,5 mm² - halogenfrei - Drahtenden verdichtet - Länge 300 mm			
	Flachkabel L1-N-PE (3 x 1,5 mm²)	1	**WH107718Z**	150 813 113
	Flachkabel L2-N-PE (3 x 1,5 mm²)	1	**WH107719Z**	150 813 123
	Flachkabel L3-N-PE (3 x 1,5 mm²)	1	**WH107720Z**	150 813 133
	Flachkabel L1-L2-L3-N-PE (5 x 1,5 mm²)	1	**WH107721Z**	150 815 113
 WH107723Z	**Flachkabel-Anschlussdosen 16 A für Woertz power** - 2,5 mm² - halogenfrei - Drahtenden verdichtet - Länge 300 mm			
	Flachkabel L1-N-PE (3 x 2,5 mm²)	1	**WH107723Z**	150 073 143
	Flachkabel L2-N-PE (3 x 2,5 mm²)	1	**WH107724Z**	150 073 153
	Flachkabel L3-N-PE (3 x 2,5 mm²)	1	**WH107725Z**	150 073 163
	Flachkabel L1-L2-L3-N-PE (5 x 2,5 mm²)	1	**WH107726Z**	150 075 103

Material:
- Einbaudosen: Thermoplast halogenfrei

Anschluss:
- Schraubklemmen




WH397704Z



WH397711Z



WH397703Z



WH397709Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Rundkabel-Anschlussdosen 10 A			
- 5 x 1,5 mm² - halogenfrei - Drahtenden verdichtet - Länge 450 mm			
Rundkabel L1-N-PE (3 x 1,5 mm²)	1	**WH397704Z**	150 833 113
Rundkabel L2-N-PE (3 x 1,5 mm²)	1	**WH397705Z**	150 833 123
Rundkabel L3-N-PE (3 x 1,5 mm²)	1	**WH397706Z**	150 833 133
Rundkabel L1-L2-L3-N-PE (5 x 1,5 mm²)	1	**WH397708Z**	150 835 113
Rundkabel-Anschlussdosen 16 A			
- 5 x 2,5 mm² - halogenfrei - Drahtenden verdichtet - Länge 450 mm			
Rundkabel L1-N-PE (3 x 2,5 mm²)	1	**WH397711Z**	150 843 113
Rundkabel L2-N-PE (3 x 2,5 mm²)	1	**WH397712Z**	150 843 123
Rundkabel L3-N-PE (3 x 2,5 mm²)	1	**WH397713Z**	150 843 133
Rundkabel L1-L2-L3-N-PE (5 x 2,5 mm²)	1	**WH397715Z**	150 845 113
Werkzeug für Abisolierung			
Werkzeug für Abisolierung R451516	1	**WH397703Z**	983 050 184
Mehrpreis für zusätzliche Kabellänge			
Kabellänge + 300 mm für Kabel (3 x 1,5 mm²)	1	**WH397709Z**	150 833 153
Kabellänge + 300 mm für Kabel (5 x 1,5 mm²)	1	**WH397710Z**	150 843 153

FLF

Material:
- Gehäuse in Edelstahl geschliffen
- Apparat und Abdeckteile aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Schutzart: IP20

▶ Seite 596

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH37660590D	**prisacucina komplett 4x Typ 13 – parallel** - Gehäuse Edelstahl geschliffen und FLF Schwarz - mit Steckklemmen quickconnect			
	Steckdosen prisacucina komplett 4x Typ 13	1	**WH37660590D**	603 488 083
 WH37660890D	**prisacucina komplett Typ 13 und Schalter Schema 3** - Gehäuse Edelstahl geschliffen und FLF Schwarz - mit Steckklemmen quickconnect			
	Steckdosen prisacucina komplett Typ 13	1	**WH37660890D**	603 478 083
 WH37660790D	**Montage-Set** - für 2 Stk. Gr. I			
	Montage-Set Gehäuse und Bügel	1	**WH37660790D**	282 900 203
 WH37660690D	**Montage-Set** - für 1 Stk. Gr. II quer - quer FLF (4x Typ 13)			
	Montage-Set Gehäuse und Bügel	1	**WH37660690D**	282 900 103

Material:
Abdeckteile aus Thermoplast

Anschluss:
Steck-/Schraubtechnik

Schutzart: IP20

Einlasskästen, AP-Rahmen und Befestigungsplatten für Kombinationen ▶ Seite 588

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9010: 00
Schwarz, RAL 9005: 05

Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 596



WH66548500D

Breitband TV-/Radio-Dosen

- 2x IEC
- bis 2 GHz
- mit Steck-/Schraubklemmen
- Einbautiefe 28 mm

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Stichdose AM04, 4dB, Weiss	1	**WH66548500D**	935 814 003
Stichdose AM04, 4dB, Schwarz	1	**WH66548505D**	935 814 053



WH66548700D

Breitband TV-/Radio-Dosen

- 2x IEC
- bis 2 GHz
- mit Steck-/Schraubklemmen
- Einbautiefe 28 mm

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Durchgangsdose AM11, 11dB, Weiss	1	**WH66548700D**	935 834 003
Durchgangsdose AM11, 11dB, Schwarz	1	**WH66548705D**	935 834 053
Durchgangsdose AM15, 14dB, Weiss	1	**WH66548800D**	935 844 003
Durchgangsdose AM15, 14dB, Schwarz	1	**WH66548805D**	935 844 053
Durchgangsdose AM19, 19dB, Weiss	1	**WH66548900D**	935 854 003
Durchgangsdose AM19, 19dB, Schwarz	1	**WH66548905D**	935 854 053
Durchgangsdose AM23, 23dB, Weiss	1	**WH66549000D**	935 864 003
Durchgangsdose AM23, 23dB, Schwarz	1	**WH66549005D**	935 864 053



WH66548600D

Breitband TV-/Radio-Dosen

- 2x IEC
- bis 2 GHz
- mit Steck-/Schraubklemmen
- Einbautiefe 28 mm

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Enddose AM10, 10.5dB mit Abschlusswiderstand, Weiss	1	**WH66548600D**	935 824 003
Enddose AM10, 10.5dB mit Abschlusswiderstand, Schwarz	1	**WH66548605D**	935 824 053


WH66543600D

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
TV-/Radio-Dosen			
- 2x IEC / 1x MiniDat - bis 2 GHz, Rückweg 5 – 65 MHz - mit Steck-/Schraubklemmen - Einbautiefe 28 mm			
Stichdose AMD04 4dB, Weiss	1	**WH66543600D**	965 458 103
Stichdose AMD04 4dB, Schwarz	1	**WH66543605D**	965 458 153


WH66543800D

TV-/Radio-Dosen			
- 2x IEC / 1x MiniDat - bis 2 GHz, Rückweg 5 – 65 MHz - mit Steck-/Schraubklemmen - Einbautiefe 28 mm			
Durchgangsdose AM11, 11dB, Weiss	1	**WH66543800D**	965 458 203
Durchgangsdose AM11, 11dB, Schwarz	1	**WH66543805D**	965 458 253
Durchgangsdose AM15, 14db, Weiss	1	**WH66543900D**	965 458 003
Durchgangsdose AM15, 14db, Schwarz	1	**WH66543905D**	965 458 053
Durchgangsdose AM19, 19db, Weiss	1	**WH66544000D**	965 458 303
Durchgangsdose AM19, 19db, Schwarz	1	**WH66544005D**	965 458 353


WH66543700D

TV-/Radio-Dosen			
- 2x IEC / 1x MiniDat - bis 2 GHz, Rückweg 5 – 65 MHz - mit Steck-/Schraubklemmen - Einbautiefe 28 mm			
Enddose AM10, 10.5dB mit Abschlusswiderstand, Weiss	1	**WH66543700D**	965 458 703
Enddose AM10, 10.5dB mit Abschlusswiderstand, Schwarz	1	**WH66543705D**	965 458 753


WH66545600D

TV-/Radio-Satellitendose			
- 2x IEC / 1x F - mit Steck-/Schraubklemmen - Einbautiefe 28 mm			
Dose AM02, 4dB SAT, Weiss	1	**WH66545600D**	965 358 603
Dose AM02, 4dB SAT, Schwarz	1	**WH66545605D**	965 358 653


WH765302Z

Abschlusswiderstand 75 Ω			
Abschlusswiderstand	1	**WH765302Z**	965 369 098

Auf diesen Seiten finden Sie eine Produktzusammenfassung der passiven Komponenten zur strukturierten Verkabelung im Feldverteiler media nach DIN EN 50173-4.

HMS-Einsatz RJ45:
- Kombinierte Schirmung und Zugentlastung
- Eindeutige Anschlusskennzeichnung (EIA/TIA 568 A/B)
- Kat. 5e, Kat. 6 und Kat. 6A
- Keystone Modul
- Selbstschneidende Kontakte
- Steckverbindung RJ45
- Anschluss: Draht AWG 23-25, Litze 7-fach AWG 24-26

▶ Seite 596


WH70290300Z


WH70290200Z


WH70310200Z


WH70300200Z


WH70310300Z


WH70300300Z


WH76410200Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e UTP			
- Kat. 5e UTP ungeschirmt			
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e UTP	1	**WH70290300Z**	977 731 003
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e UTP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70295300Z**	977 731 103
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e STP			
- Kat. 5e STP geschirmt			
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e STP	1	**WH70290200Z**	977 701 003
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 5e STP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70295200Z**	977 701 103
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 UTP			
- Kat. 6 UTP ungeschirmt			
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 UTP	1	**WH70310200Z**	977 731 013
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 UTP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70315200Z**	977 731 113
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 STP			
- Kat. 6 STP geschirmt			
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 STP	1	**WH70300200Z**	977 701 013
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 STP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70305200Z**	977 701 113
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6A UTP			
- Kat. 6A UTP ungeschirmt			
HMS Einsatz RJ45 Kat. 6A UTP	1	**WH70310300Z**	977 732 013
HMS Einsatz RJ45 Kat. 6A UTP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70315300Z**	977 732 113
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6A STP			
- Kat. 6A STP geschirmt			
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6A STP	1	**WH70300300Z**	977 701 023
HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6A STP (Set à 100 Stk.)	1	**WH70305300Z**	977 701 123
Blinddeckel zu HMS			
Blinddeckel zu HMS, Weiss	1	**WH76410200Z**	377 990 003
Blinddeckel zu HMS, Schwarz	1	**WH76410205Z**	966 731 933
Blinddeckel zu HMS (Set à 100 Stk.), weiss	1	**WH76415200Z**	377 990 103
Blinddeckel zu HMS (Set à 100 Stk.), schwarz	1	**WH76415205Z**	966 731 943

Material:
Apparat und Abdeckteile aus Thermoplast

Anschluss:
Schneideklemmen

Schutzart:
IP20

Kompatibilität Keystone-Einsätze ▶ Seite 596
Einlasskästen, AP-Rahmen und Befestigungsplatten für Kombinationen ▶ Seite 588


WH66410100D

Montageset für HMS, media und Keystone-Einsätze

- für 2x RJ45 und Bezeichnungsschild 42x9 mm

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Montageset für Keystone-Einsätze, Weiss	1	**WH66410100D**	979 432 003
Montageset für Keystone-Einsätze, Schwarz	1	**WH66410105D**	979 432 053


WH66290100D

media Steckdosen Kat. 5e

- mit media RJ45-Einsätzen und Bezeichnungsschild 42x9 mm
- mit Schneideklemmen

Steckdose 1 x media RJ45 Kat. 5e, ungeschirmt, Weiss	1	**WH66290100D**	977 755 003
Steckdose 1 x media RJ45 Kat. 5e, ungeschirmt, Schwarz	1	**WH66290105D**	977 755 053
Steckdosen 2 x media RJ45 Kat. 5e, ungeschirmt, Weiss	1	**WH66290200D**	977 756 003
Steckdosen 2 x media RJ45 Kat. 5e, ungeschirmt, Schwarz	1	**WH66290205D**	977 756 053


WH66300100D

media Steckdosen Kat. 6

- mit media RJ45-Einsätzen und Bezeichnungsschild 42x9 mm
- mit Schneideklemmen

Steckdose 1 x media RJ45 Kat. 6, geschirmt, Weiss	1	**WH66300100D**	977 765 003
Steckdose 1 x media RJ45 Kat. 6, geschirmt, Schwarz	1	**WH66300105D**	977 765 053
Steckdosen 2 x media RJ45 Kat. 6, geschirmt, Weiss	1	**WH66300200D**	977 766 003
Steckdosen 2 x media RJ45 Kat. 6, geschirmt, Schwarz	1	**WH66300205D**	977 766 053


WH66141000D

Montageset für Multimedia-Module (M3)

- mit Bezeichnungsschild 42x9 mm

Montageset Multimedia-Module, Weiss	1	**WH66141000D**	967 651 003
Montageset Multimedia-Module, Schwarz	1	**WH66141005D**	967 651 053

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH70310100Z	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - Bezeichnungsschild 42x9 mm mit Schneideklemmen 1x media RJ45 Kat. 5e, ungeschirmt	1	**WH70310100Z**	977 931 003
 WH70300100Z	**Baukasten,** Ersatzteil, Einsatz - Bezeichnungsschild 42x9 mm mit Schneideklemmen 1x media RJ45 Kat. 6, geschirmt	1	**WH70300100Z**	977 901 003

Montagebeispiel:



WH66410100D
979 432 003

WH70290300Z
977 731 003

WH70290300Z
977 731 003

Montagebeispiel:



WH66141000D
967 651 003

WH72531700Z
966 739 003



Material:
- Thermoplast halogenfrei

Schutzart:
IP20

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9010: 00
Schwarz, RAL 9005: 05

Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 596

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH72410200Z	**Multimedia-Module für UKV (Universelle Kommunikationsverkabelung)** - inklusive 1x Blinddeckel - für 2x RJ45 Keystone Einsätze			
	Multimedia-Module für UKV, Weiss	1	**WH72410200Z**	866 733 003
	Multimedia-Module für UKV, Schwarz	1	**WH72410205Z**	866 733 953
 WH72220100Z	**Multimedia-Module für UKV (Universelle Kommunikationsverkabelung)** - inklusive 1x Blinddeckel - mit Trägerplatte - für 2x RJ45 R&M Anschlussmodul			
	Multimedia-Module für UKV, Weiss	1	**WH72220100Z**	866 730 003
	Multimedia-Module für UKV, Schwarz	1	**WH72220105Z**	866 730 953
 WH72150100Z	**Multimedia-Module für UKV (Universelle Kommunikationsverkabelung)** - für 3x Tera Siemon Kat. 7			
	Multimedia-Module für UKV, Weiss	1	**WH72150100Z**	866 732 003
	Multimedia-Module für UKV, Schwarz	1	**WH72150105Z**	866 732 953
 WH72360500Z	**Multimedia-Module für LWL (Lichtwellenleiter)** - für 2x ST			
	Multimedia-Module für LWL, Weiss	1	**WH72360500Z**	866 734 003
	Multimedia-Module für LWL, Schwarz	1	**WH72360505Z**	866 734 953
 WH72360100Z	**Multimedia-Module für LWL (Lichtwellenleiter)** - für 2x SC			
	Multimedia-Module für LWL, Weiss	1	**WH72360100Z**	866 735 003
	Multimedia-Module für LWL, Schwarz	1	**WH72360105Z**	866 735 953
 WH72360400Z	**Multimedia-Module für LWL (Lichtwellenleiter)** - für 1x SC Duplex			
	Multimedia-Module für LWL, Weiss	1	**WH72360400Z**	866 710 003
	Multimedia-Module für LWL, Schwarz	1	**WH72360405Z**	866 710 953



WH72360300Z



WH72360200Z



WH72361200Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Multimedia-Module für LWL (Lichtwellenleiter)			
- für 2x SC Duplex			
Multimedia-Module für LWL, Weiss	1	**WH72360300Z**	866 736 003
Multimedia-Module für LWL, Schwarz	1	**WH72360305Z**	866 736 953
Multimedia-Module für LWL (Lichtwellenleiter)			
- für 2x SC, 2x LC			
Multimedia-Module für LWL, Weiss	1	**WH72360200Z**	866 709 003
Multimedia-Module für LWL, Schwarz	1	**WH72360205Z**	866 709 953
Multimedia-Module für LWL (Lichtwellenleiter)			
- für 2x E2000 simplex			
Multimedia-Module für LWL, Weiss	1	**WH72361200Z**	866 737 003
Multimedia-Module für LWL, Schwarz	1	**WH72361205Z**	866 737 953

	Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr
 WH72501100Z	**Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video** - bestückt mit Steck- und Schraubverbinder - mit 1 x F-Verbinder			
	Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, Weiss	1	**WH72501100Z**	866 711 003
	Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, Schwarz	1	**WH72501105Z**	866 711 953
 WH72501200Z	**Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video** - bestückt mit Steck- und Schraubverbinder - mit 2x F-Verbinder			
	Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, Weiss	1	**WH72501200Z**	866 721 003
	Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, Schwarz	1	**WH72501205Z**	866 721 953
 WH72531800Z	**Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video** - bestückt mit Steck- und Schraubverbinder - mit 2x Lautsprecherklemmen Rot-Schwarz			
	Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, Weiss	1	**WH72531800Z**	866 749 003
	Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, Schwarz	1	**WH72531805Z**	866 749 953
 WH72531700Z	**Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video** - bestückt mit Steck- und Schraubverbinder - mit 4x Lautsprecherklemmen Rot-Schwarz			
	Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, Weiss	1	**WH72531700Z**	866 739 003
	Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, Schwarz	1	**WH72531705Z**	866 739 953


WH72531600Z


WH72501300Z


WH72501400Z


WH72520100Z


WH72121000Z


WH72530300Z


WH72510100Z


WH72510200Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer			
- für B&O -Modul Masterline 8009947			
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Weiss	1	**WH72531600Z**	866 718 003
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Schwarz	1	**WH72531605Z**	866 718 953
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer			
- für 1x F-Verbinder/Klinke 6.35 mm ø 9.6 mm			
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Weiss	1	**WH72501300Z**	866 714 003
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Schwarz	1	**WH72501305Z**	866 714 953
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer			
- für 2x F-Verbinder/Klinke 6.35 mm ø 9.6 mm			
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Weiss	1	**WH72501400Z**	866 724 003
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Schwarz	1	**WH72501405Z**	866 724 953
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer			
- für XLR Chassisstecker Neutrik Serie P ø 19.0 mm			
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Weiss	1	**WH72520100Z**	866 719 003
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Schwarz	1	**WH72520105Z**	866 719 953
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer			
- blind			
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Weiss	1	**WH72121000Z**	957 722 003
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Schwarz	1	**WH72121005Z**	957 722 953
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer			
- für 2x Lautsprecherklemmen ø 6,4 mm			
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Weiss	1	**WH72530300Z**	866 720 003
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Schwarz	1	**WH72530305Z**	866 720 953
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer			
- für D-Sub 9-polig (15-polig)			
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Weiss	1	**WH72510100Z**	866 715 003
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Schwarz	1	**WH72510105Z**	866 715 953
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer			
- für D-Sub 15-polig			
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Weiss	1	**WH72510200Z**	866 716 003
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Schwarz	1	**WH72510205Z**	866 716 953



WH72540100Z



WH72530400Z

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer			
- für 1x BNC ø 12.7 mm			
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Weiss	1	**WH72540100Z**	866 717 003
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Schwarz	1	**WH72540105Z**	866 717 953
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer			
- für 2x Cinchbuchsen ø 8,0 mm			
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Weiss	1	**WH72530400Z**	866 738 003
Multimedia- Module (M3) für Daten, Audio, Video, leer, Schwarz	1	**WH72530405Z**	866 738 953

Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr



WH66822100D

USB Ladesteckdose Typ C-C

Ausgangstrom: - single Port: 5V - 3.0A - 15W; 9V - 2.2A
- 20W; 12V - 1.67A - 20W
- C+C port: 5V - 2.0A - 10W (4.0A gesamt)
Ausgangsleistung: 20W Power Delivery
Ausgangsspannung: 5 VDC
Anschluss: 2x flexible Leiter Länge 118mm mit 10mm Ebdhülse
Einbautiefe: 28mm

USB Ladesteckdose Typ C-C, weiss	1	**WH66822100D**	960 054 003
USB Ladesteckdose Typ C-C, schwarz	1	**WH66822105D**	960 054 053



WH66821100D

USB Ladesteckdose Typ A-C

Ausgangsstrom : Typ A: 3000mA, Typ C: 3000mA
(max. 3000mA aufgeteilt auf beide USB-Anschlüsse
Ausgangsspannung: 5 VDC
Ausgangsleistung 18W Power Delivery
Mit Schraubklemmen
Einbautiefe: 28mm

USB Ladesteckdose Typ A-C, weiss	1	**WH66821100D**	960 808 003
USB Ladesteckdose Typ A-C, schwarz	1	**WH66821105D**	960 808 053

Material:
Formteile aus Thermoplast

Schutzart:
IP20

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9003: 00
Schwarz, RAL 9005: 05

Farben ähnlich RAL-Tönen.

Einlasskästen, AP-Rahmen und Befestigungsplatten für Kombinationen ▶ Seite 588

▶ Seite 596

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
WH37960200D	**Blinddeckel Gr. I**			
	- mit Kunststofffedern			
	Blinddeckel Gr. I, Weiss	1	**WH37960200D**	374 025 003
	Blinddeckel Gr. I, Schwarz	1	**WH37960205D**	374 025 053
 WH37961400D	**Blinddeckel Gr. II**			
	- mit Kunststofffedern			
	Blinddeckel Gr. II, Weiss	1	**WH37961400D**	374 035 003
	Blinddeckel Gr. II, Schwarz	1	**WH37961405D**	374 035 053
 WH37960900D	**Blinddeckel Gr. II quer**			
	- mit Kunststofffedern			
	Blinddeckel Gr. II quer, Weiss	1	**WH37960900D**	374 045 003
	Blinddeckel Gr. II quer, Schwarz	1	**WH37960905D**	374 045 053
 WH377702Z	**Rastfeder für FLF**			
	- Set à 20 St.			
	FLF Rastfeder für Kunststofffedern	1 Set	**WH377702Z**	663 099 053

Material:
Formteile aus Thermoplast

Schutzart:
IP20

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9003: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 7035: 82
natureloxiert

Farben ähnlich RAL-Tönen.

Einlasskästen, AP-Rahmen und Befestigungsplatten für Kombinationen ▶ Seite 588

▶ Seite 596

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH37950182D	**Befestigungsplatten für 1 Gr. I Apparat** - für Montage auf Holz - 81 x 40 mm			
	Befestigungsplatten, für Gr.I, Weiss	1	**WH37950100D**	375 041 003
	Befestigungsplatten, für Gr.I, Schwarz	1	**WH37950105D**	375 041 253
	Befestigungsplatten, für Gr.I, Aluminium	1	**WH37950182D**	375 041 113
 WH37950282D	**Befestigungsplatten für 2 Gr. I Apparate** - für Montage auf Holz - 151 x 40 mm			
	Befestigungsplatten, für 2x Gr.I, Weiss	1	**WH37950200D**	375 042 003
	Befestigungsplatten, für 2x Gr.I, Schwarz	1	**WH37950205D**	375 042 253
	Befestigungsplatten, für 2x Gr.I, Aluminium	1	**WH37950282D**	375 042 113
 WH37950382D	**Befestigungsplatten für 3 Gr. I Apparate** - für Montage auf Holz - 221 x 40 mm			
	Befestigungsplatten, für 3x Gr.I, Weiss	1	**WH37950300D**	375 043 003
	Befestigungsplatten, für 3x Gr.I, Schwarz	1	**WH37950305D**	375 043 253
	Befestigungsplatten, für 3x Gr.I, Aluminium	1	**WH37950382D**	375 043 113

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH37961623Z	**Einlasskasten Gr. I** - für 1x FLF - 58 x 36 x 44.5 mm			
	Einlasskasten Gr. I	1	**WH37961623Z**	372 450 903
 WH37961523Z	**Einlasskasten Gr. II** - für 1x FLF - 70.5 x 60 x 44.5 mm			
	Einlasskasten Gr. II	1	**WH37961523Z**	372 450 703
 WH37960623Z	**Einlasskasten Gr. II quer** - für 1x FLF - 119.5 x 34.5 x 37 mm			
	Einlasskasten Gr. II quer	1	**WH37960623Z**	372 450 803
 WH37960100D	**AP Rahmen Gr. I** - für 1x FLF - 67 x 67 x 42 mm			
	AP Rahmen Gr. I, Weiss	1	**WH37960100D**	282 900 003
	AP Rahmen Gr. I, Schwarz	1	**WH37960105D**	282 900 013

Material:
- Befestigungsplatten aus Aluminium

Lieferfarben/-code:
Weiss, RAL 9003: 00
Schwarz, RAL 9005: 05
Aluminium, RAL 7035: 82
natureloxiert

Farben ähnlich RAL-Tönen.

▶ Seite 596

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr


WH37951282D

Kombinationsplatte 1x2

- für FLF Kombinationen
- 100 x 112.5 mm

Kombinationsplatte 1x2, Weiss	1	**WH37951200D**	375 102 003
Kombinationsplatte 1x2, Schwarz	1	**WH37951205D**	375 102 253
Kombinationsplatte 1x2, Aluminium	1	**WH37951282D**	375 102 113


WH37952282D

Kombinationsplatte 2x2

- für FLF Kombinationen
- 162.5 x 112.5 mm

Kombinationsplatte 2x2, Weiss	1	**WH37952200D**	375 122 003
Kombinationsplatte 2x2, Schwarz	1	**WH37952205D**	375 122 253
Kombinationsplatte 2x2, Aluminium	1	**WH37952282D**	375 122 113


WH37952382D

Kombinationsplatte 2x3

- für FLF Kombinationen
- 162.5 x 150 mm


Kombinationsplatte 2x3, Weiss	1	**WH37952300D**	375 123 003
Kombinationsplatte 2x3, Schwarz	1	**WH37952305D**	375 123 253
Kombinationsplatte 2x3, Aluminium	1	**WH37952382D**	375 123 113


WH37953282D

Kombinationsplatte 3x2

- für FLF Kombinationen
- 225 x 112.5 mm

Kombinationsplatte 3x2, Weiss	1	**WH37953200D**	375 132 003
Kombinationsplatte 3x2, Schwarz	1	**WH37953205D**	375 132 253
Kombinationsplatte 3x2, Aluminium	1	**WH37953282D**	375 132 113


WH37953482D


Kombinationsplatte 3x4

- für FLF Kombinationen
- 225 x 187.5 mm

Kombinationsplatte 3x4, Weiss	1	**WH37953400D**	375 134 003
Kombinationsplatte 3x4, Schwarz	1	**WH37953405D**	375 134 253
Kombinationsplatte 3x4, Aluminium	1	**WH37953482D**	375 134 113

Material:
- Einlasskästen und AP-Rahmen aus Holz

▶ Seite 596

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH37991200D	**Einlasskasten 1x2** - für FLF Kombinationen - 90 x 102 x 80 mm - Wandstärke 15 mm			
	Einlasskasten 1x2	1	**WH37991200D**	370 531 203
 WH37992200D	**Einlasskasten 2x2** - für FLF Kombinationen - 152 x 102 x 80 mm - Wandstärke 15 mm			
	Einlasskasten 2x2	1	**WH37992200D**	370 532 203
 WH37992300D	**Einlasskasten 2x3** - für FLF Kombinationen - 152 x 140 x 80 mm - Wandstärke 15 mm			
	Einlasskasten 2x3	1	**WH37992300D**	370 532 303
 WH37993200D	**Einlasskasten 3x2** - für FLF Kombinationen - 215 x 102 x 80 mm - Wandstärke 15 mm			
	Einlasskasten 3x2	1	**WH37993200D**	370 533 203
 WH37993400D	**Einlasskasten 3x4** - für FLF Kombinationen - 215 x 177 x 80 mm - Wandstärke 15 mm			
	Einlasskasten 3x4	1	**WH37993400D**	370 533 403

Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	ELDAS®-Nr



WH37992200Q

AP-Rahmen 2x2

- für FLF Kombinationen
- 167 x 117 x 80 mm
- Wandstärke 15 mm

AP-Rahmen 2x2	1	**WH37992200Q**	282 902 293



WH37992300Q

AP-Rahmen 2x3

- für FLF Kombinationen
- AP-Rahmen 2x3
- Wandstärke 15 mm

AP-Rahmen 2x3	1	**WH37992300Q**	282 902 393



WH37993400Q

AP-Rahmen 3x4

- für FLF Kombinationen
- 230 x 192 x 80 mm
- Wandstärke 15 mm

AP-Rahmen 3x4	1	**WH37993400Q**	282 903 493

Material:
- Abdeckteile aus Thermoplast

(Typ 13, Typ 23 für Sondernetze)

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect und Schraubklemmen

▶ Seite 596



WH38580300D

Einbausteckdose Typ 13

- mit Steckklemmen
- 10 A 250 V ~
- Einbautiefe 32 mm

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Einbausteckdose Typ 13, Weiss	1	**WH38580300D**	663 013 003
Einbausteckdose Typ 13, Schwarz	1	**WH38580305D**	663 013 053
Einbausteckdose Typ 13, Orange	1	**WH38580306D**	663 013 063



WH38585300D

Einbausteckdose Typ 23

- mit Steckklemmen
- 16 A 250 V ~
- Einbautiefe 32 mm

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
Einbausteckdose Typ 23, Weiss	1	**WH38585300D**	663 613 003
Einbausteckdose Typ 23, Schwarz	1	**WH38585305D**	663 613 053
Einbausteckdose Typ 23, Orange	1	**WH38585306D**	663 613 063



TEHASOL508

AP-Bodendose leer

- für 2x 45 x 45 Einsätze
- Lichtgrau
- Material: Polyamid
- H. 90 x B. 110 x T. 110 mm

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
AP-Bodendose leer	1	**TEHASOL508**	154 777 008

FLF

Spiegelschrank-Steckdose
2x Typ13

Material:
- Abdeckteile 60x60mm aus Thermoplast

Anschluss:
Stecktechnik quickconnect

Normen:
geprüft und fertigungsüberwacht

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	ELDAS®-Nr
 WH39620300D	**Spiegelschranksteckdose 2x Typ 13** - mit Steckklemmen - 10 A 250 V ~ - Einbautiefe 38 m - 60x60 mm			
	Spiegelschranksteckdose 2x Typ 13, Weiss	1	**WH39620300D**	663 302 503
	Spiegelschranksteckdose 2x Typ 13, Schwarz	1	**WH39620305D**	663 302 553
WH39965600Z	**Blindplatte zu Spiegelschranksteckdose** - 60x60 mm			
	Blindplatte zu Spiegelschranksteckdose, Weiss	1	**WH39965600Z**	beantragt
	Blindplatte zu Spiegelschranksteckdose, Schwarz	1	**WH39965605Z**	beantragt

FLF

Technik Schalter und Steckdosen


07

Seite

Schutzarten und Schutzklassen	598
Masszeichnungen kallysto, origin und robusto	599
Montage und Anschluss	607
Leuchtpatronen	608
Drehschalter/-taster	612
Drehlichtregler	613
Potentiometer, Drehzahlsteller	616
Raumtemperaturregler	618
Bewegungsmelder	626
Hotelcard-Schalter	632
DSL, T + T Kommunikation	635
TV-/Radio- und Satellitendosen	641
HMS - Netzwerktechnik Kat. 5e, Kat. 6, Kat. 6A	643
media - Netzwerktechnik Kat. 5e, Kat. 6	661
Kompatibilitätsliste RJ45-Einsatz	664
Masszeichnungen FLF	665

Die Schutzart durch ein Gehäuse wird durch den IP-Code in folgender Weise angezeigt:

Anordnung des IP-Code



Bestandteil:	Ziffern oder Buchstaben	Bedeutung für den Schutz des Betriebsmittels:	Bedeutung für den Schutz von Personen:	Bezug
Code-Buchstaben	IP	-	-	-
				Abschnitt
Erste Kennziffer		Gegen Eindringen von festen Fremdkörpern	Gegen Zugang zu gefährlichen Teilen mit	
	0	(nicht geschützt)	(nicht geschützt)	
	1	50,0 mm Durchmesser	Handrücken	5
	2	12,5 mm Durchmesser	Finger	
	3	2,5 mm Durchmesser	Werkzeug	
	4	1,0 mm Durchmesser	Draht	
	5	staubgeschützt	Draht	
	6	staubdicht	Draht	
Zweite Kennziffer		Gegen Eindringen von Wasser mit schädlichen Wirkungen		
	0	(nicht geschützt)		
	1	senkrechtes Tropfen		
	2	Tropfen (15 Grad Neigung)		6
	3	Sprühwasser		
	4	Spritzwasser		
	5	Strahlwasser		
	6	starkes Strahlwasser		
	7	zeitweiliges Untertauchen		
	8	dauerndes Untertauchen		
Zusätzlicher Buchstabe (fakultativ)			Gegen Zugang zu gefährlichen Teilen mit	
	A		Handrücken	7
	B		Finger	
	C		Werkzeug	
	D		Draht	
Ergänzender Buchstabe (fakultativ)		Ergänzende Information speziell		
	H	Hochspannungsgeräte		
	M	Bewegung während Wasserprüfung		8
	S	Stillstand während Wasserprüfung		
	W	Wetterbedingungen		

Schutzklassen


Schutzklasse	Symbol	Beschreibung
I		Geräte mit Schutzleiteranschluss und einfacher Basisisolierung
II		(Schutzisolierung) Geräte mit Basisisolierung und verstärkter oder zusätzlicher Isolierung (doppelte Isolierung)
III		Geräte zum Anschluss an Schutzkleinspannung SELV. Wechselspannung bis 50 V, Gleichspannung bis 120 V

UP kallysto.line

Die Abdeckplatte wird so montiert, dass die Anfasung links und rechts sitzt. Somit unterscheiden sich die waagrechten und senkrechten Abdeckplatten voneinander.

Grösse	Abmessungen
Gr. 1	92 x 92 x 7 mm
Gr. 1 x 2	92 x 152 x 7 mm
Gr. 1 x 3	92 x 212 x 7 mm
Gr. 1 x 4	92 x 272 x 7 mm
Gr. 2 x 1	152 x 92 x 7 mm
Gr. 2 x 2	152 x 152 x 7 mm
Gr. 2 x 3	152 x 212 x 7 mm
Gr. 2 x 4	152 x 272 x 7 mm
Gr. 3 x 1	212 x 92 x 7 mm
Gr. 3 x 2	212 x 152 x 7 mm
Gr. 3 x 3	212 x 212 x 7 mm
Gr. 4 x 1	272 x 92 x 7 mm
Gr. 4 x 2	212 x 152 x 7 mm

Gr. 1




UP kallysto.trend

Die Abdeckplatten können waagerecht und senkrecht montiert werden.

Grösse	Abmessungen
Gr. 1	94 x 94 x 7 mm
Gr. 1 x 2	94 x 154 x 7 mm
Gr. 1 x 3	94 x 214 x 7 mm
Gr. 1 x 4	94 x 274 x 7 mm
Gr. 2 x 2	154 x 154 x 7 mm
Gr. 2 x 3	154 x 214 x 7 mm
Gr. 2 x 4	154 x 274 x 7 mm
Gr. 3 x 3	214 x 214 x 7 mm

Gr. 1




UP kallysto.pro

Die Abdeckplatten können waagerecht und senkrecht montiert werden.

Grösse	Abmessungen
Gr. 1	94 x 94 x 7 mm
Gr. 1 x 2	94 x 154 x 7 mm
Gr. 1 x 3	94 x 214 x 7 mm
Gr. 1 x 4	94 x 274 x 7 mm
Gr. 2 x 2	154 x 154 x 7 mm
Gr. 2 x 3	154 x 214 x 7 mm
Gr. 2 x 4	154 x 274 x 7 mm
Gr. 3 x 3	214 x 214 x 7 mm

Gr. 1




UP kallysto.art

Die Abdeckplatten können waagerecht und senkrecht montiert werden.

Grösse	Abmessungen
Gr. 1	94 x 94 x 7 mm
Gr. 1 x 2	94 x 154 x 7 mm
Gr. 1 x 3	94 x 214 x 7 mm
Gr. 1 x 4	94 x 274 x 7 mm
Gr. 2 x 2	154 x 154 x 7 mm
Gr. 2 x 3	154 x 214 x 7 mm
Gr. 2 x 4	154 x 274 x 7 mm
Gr. 3 x 3	214 x 214 x 7 mm
Gr. 3 x 4	214 x 274 x 7 mm

Gr. 1




UP origin

Die Abdeckplatten können waagerecht und senkrecht montiert werden.

Grösse	Abmessungen
Gr. 1	92 x 92 x 5 mm
Gr. 1 x 2	92 x 152 x 5 mm
Gr. 1 x 3	92 x 212 x 5 mm
Gr. 1 x 4	92 x 272 x 5 mm
Gr. 2 x 2	152 x 152 x 5 mm
Gr. 2 x 3	152 x 212 x 5 mm
Gr. 2 x 4	152 x 272 x 5 mm
Gr. 3 x 3	212 x 212 x 5 mm

Gr. 1




Technische Änderungen vorbehalten

Ausschnitt

Sämtliche UP-Einsätze benötigen in der Regel einen Ausschnitt oder einen Einlasskasten mit einem Durchmesser von mindestens 60 mm. Die Tiefe wird vom jeweiligen Apparat bestimmt und kann variieren.

Achsdistanzen




AP kallysto

Die Gehäuse können waagerecht und senkrecht montiert werden.

Grösse	Abmessungen
Gr. 1	88 x 88 x 54 mm
Gr. 1	88 x 88 x 64 mm
Gr. 2 x 1	148 x 88 x 54 mm

Nutzbare Einbautiefe	54 = 44 mm
	64 = 54 mm

Gr. 1




AP origin

Die Gehäuse können waagerecht und senkrecht montiert werden.


Grösse	Abmessungen
Gr. 1	88 x 88 x 53 mm
Gr. 1	88 x 88 x 63 mm
Gr. 2 x 1	148 x 88 x 53 mm

Nutzbare Einbautiefe	53 = 45 mm
	63 = 55 mm


Gr. 1



Masszeichnungen LED Leuchtpatronen





UP-Montageplatten




AP-Gehäuse

Aussenmasse und Befestigungsbohrungen






Bauhöhe




Technik

Nass-Druckschalter S3

UP




AP




Nass-Steckdose T13 mit Klappdeckel

UP




AP




Steckdose T13 ohne Klappdeckel

UP




AP




Nass-Drehschalter Schema 0/1-polig

UP




AP



Technik

Nass-Schlüsselschalter Schema 0/1-polig


UP



AP

Nass-Bewegungsmelder


UP




AP

Montage und öffnen der Entwässerungsöffnung

Montage



Öffnen der Entwässerungsöffnung (bei Steckdosen)




Technik

Ausschnitt

Sämtliche UP-Einsätze benötigen in der Regel einen Ausschnitt oder einen Einlasskasten mit einem Durchmesser von mindestens 60 mm (optimal 63 mm). Die Tiefe wird vom jeweiligen Apparat bestimmt und kann variieren.


Achsdistanzen




Beleuchtung Schalter/Taster und Kleinkombinationen

Alle Schalter/Taster und Kleinkombinationen
können mit verschiedenen LEDs bestückt werden.
Masse der Leuchtpatrone, siehe Seite 645


Schalter/Taster






Montagebeispiel:
LED Montage in einen Drucktaster 1-polig
für Orientierung. Andere Anschlussschemen
finden Sie auf den folgenden Seiten.

Kleinkombination





Montagebeispiel:
LED Montage in einer Kleinkombination
mit Drucktaster 1-polig für Orientierung.
Andere Anschlussschemen finden Sie
auf den folgenden Seiten.


Best. Nr.	Nennspannung/Frequenz	Stromaufnahme	Lebensdauer	Farbe
WH39968011Z	230 V AC/50 Hz	max. 1 mA bei 250 V	100'000 h	Gelb
WH39968010Z	230 V AC/50 Hz	max. 1 mA bei 250 V	100'000 h	Rot
WH39968012Z	230 V AC/50 Hz	max. 1 mA bei 250 V	100'000 h	Grün
WH39968013Z	230 V AC/50 Hz	max. 1 mA bei 250 V	100'000 h	Blau
WH39968000Z	230 V AC/50 Hz	max. 1 mA bei 250 V	100'000 h	Weiss
WH39968111Z	12 V - 60 V AC/DC*	0.80 mA bei 24 V	> 50'000 h	Gelb
WH39968110Z	12 V - 60 V AC/DC*	3.1 mA bei 24 V	> 50'000 h	Rot
WH39968112Z	12 V - 60 V AC/DC*	0.80 mA bei 24 V	> 50'000 h	Grün

* Bei DC Anwendung ist die Polarität nicht zu beachten.
Die Leuchteinsätze können problemlos mit den Hager Treppenhausautomaten und Schrittschaltern angewendet werden.


Anzahl Leuchtpatronen für eine ordnungsgemässe Funktion:

Bezeichnung:	Best. Nr.:	Anzahl Taster:	Funktion:	Bemerkung:
Treppenlichtzeitschalter	EMN001	30	i.O.	4-Leiter
		30	i.O.	3-Leiter
Elektronischer Treppenlichtzeitschalter	EMS003	30	i.O.	
Fernschalter	EPN510	bis 8	i.O.	
Elektronischer Fernschalter	EPS410B	30	i.O.	
Elektr. Fernschalter mit Rückfallverzögerung	EPS450B	30	i.O.	


Schema 0/1-polig Orientierung




Schema 0/1-polig Kontrolle




Schema 3/1-polig Orientierung




Schema 3/1-polig Kontrolle



2 x Schema 3/1-polig Orientierung




2 x Schema 3/1-polig Kontrolle




Technische Änderungen vorbehalten


Schema 6 Orientierung




Schema 6 Kontrolle




Schema 1 Orientierung




Schema 1 Kontrolle




Impulsschaltung
1-polig Orientierung




Impulsschaltung
1-polig Kontrolle




Impulsschaltung
2 x 1-polig Orientierung



Impulsschaltung
2 getrennte Stromkreise Orientierung




Impulsschaltung
Wechselschalter Schema 3 Orientierung




Technische Änderungen vorbehalten

Schema 0/1-polig Orientierung




Kleinkombination S3

Schema 0/1-polig Kontrolle




Kleinkombination S3

Schema 1 Orientierung




Kleinkombination S1 (3 + 3)

Schema 1 Kontrolle




Kleinkombination S1 (3 + 3)


Kleinkombination Drucktaster Orientierung




























Kleinkombination Drucktaster Kontrolle



Ersetzen mit Kleinkombination 2x Drucktaster Orientierung



Schema 0/1-pol.	 Aufzugsschacht  Rauchabzug	
Schema 0/2-pol.		
Schema 0/3-pol.		
Schema 1/1-pol.		
Schema 2/1-pol.		
Schema 2/1-pol.		
Schema 2/1-pol.		
Schema 3/1-pol.		
Schema 5/1-pol. 0-1-2-3		
Taster 1-pol.		
Taster 2-pol.		
Wechsler		

Technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten UP-Drehdimmer Einsätze

	WH103406F	WH103407F	WH103004F	WH103005F	WH104302F
Dimmprinzip	Phasenanschnitt	Phasenanschnitt	Phasenabschnitt	Phasenabschnitt	automatische Lasterkennung, Phasenan-/ abschnitt
Symbol					
Elektrische Daten					
Nennspannung	230 V AC ± 10 %				
Frequenz	50 Hz				
Verlustleistung bei 100 % Last					3.7 W
230 V~ Halogenlampen	20 - 250 W	60 - 600 W	20 - 315 W	20 - 500 W	20 - 400 W
NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo		20 - 500 VA			20 - 400 VA
NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo			20 - 315 VA	20 - 500 VA	20 - 400 VA
LED Lampen	3 - 85 W				3 - 90 W
Allgemein					
Memory-Funktion					Ja
Kurzschluss-Schutz	Feinsicherung T 4 A (5 x 20 mm)		elektronisch	elektronisch	elektronisch
Übertemperatur-Schutz	automatisches Abdimmen				
Leitungslänge	max. 40 m für Nebenstelleneingang				
Umgebungstemperatur Betrieb Lager	 -5 °C bis +30 °C -10 °C bis +50 °C				
Anschlussklemmen Klemmentyp Starr	 Schraubklemmen 1 mm² bis 2 x 2,5 mm²				

Im Falle einer Überhitzung des Dimmers wird das Licht automatisch abgedimmt. Nach Abkühlung springt der Dimmer wieder auf den letzten Dimmwert. Bei der Berechnung der maximalen Anschlussleistung ist der Wirkungsgrad der Transformatoren zu berücksichtigen (Richtwert: ca. 80 % bei Eisenkerntrafos / ca. 90 % bei elektronischen Trafos).


Hinweis
Die angegebene max. Anschlussleistung gilt für den Einbau in Massivwände. Bei geringerer Wärmeableitung, z.B. in Hohlwänden, Holzkonstruktionen, Rigips, usw. sowie bei gegenseitiger Erwärmung mehrerer elektronischen Geräte nimmt die Anschlussleistung zum Teil massiv ab.

Verringerung der Anschlussleistung von allen Dimmertypen
Die angegebene Anschlussleistung eines Dimmers darf nicht maximal ausgeschöpft werden, wenn der Dimmer nur unzureichend Wärme ableiten kann. So verringert sich die maximale Anschlussleistung um mindestens:
- 25 %, wenn Dimmer in Hohl- oder Holzwände eingebaut werden,
- 25 %, wenn mehrere Dimmer gemeinsam in einer Kombination montiert werden,
- 25 %, wenn mehrere Einbau-Dimmer auf einem DIN-Profil nebeneinander montiert werden,
- 30 %, wenn Dimmer in ein- oder zweifach Aufputz- oder Pultgehäuse montiert werden,
- 50 %, wenn Dimmer in dreifach Aufputz- oder Pultgehäuse montiert werden.


Wenn mehrere Faktoren gemeinsam auftreten, addieren sich die Verringerungen!

Drehdimmer

Montage




Funktionsprinzip WH104301F (Universal-Dimmer)




Kurz drücken: Licht schaltet ein oder aus.
Lang drücken bei ausgeschaltetem Licht:
Einschalten mit Minimalhelligkeit.
Lang drücken bei eingeschaltetem Licht: Helligkeit einstellen.
Der Dimmvorgang stoppt beim jeweiligen Endwert.

Bei jeder neuen langen Betätigung wechselt die Dimmrichtung.
Einschalthelligkeit kann nicht gespeichert oder gelöscht werden.


Anschluss WH104302F (Universal Drehdimmer LED)




Anschluss WH103406F




Anschluss mit Nebenstelle WH103406F




Anschluss WH103407F (Phasenanschnitt Dimmer)




Anschluss mit Wechselschalter WH103407F (Phasenanschnitt Dimmer)




Anschluss WH103005F (Phasenabschnitt Dimmer)




Anschluss mit Wechselschalter WH103005F (Phasenabschnitt Dimmer)




Anschluss WH104201F (Drehzahlsteller)




Anschluss WH104002F (Potentiometer)



EVGs haben hohe Einschaltspitzenströme. Sind mehr als 3 EVGs zu schalten, ist ein Leistungsrelais einzusetzen.



bis 3 EGVs ohne Leistungsrelais



Technische Daten

max. Steuerspannung	12 V
max. Steuerstrom	40 mA
min. Steuerspannung	1 V
Netzschalter	10 A
Überlastschutz	T 1.6 H/250 V

Einstellung der Mindestdrehzahl:


Um zu gewährleisten, dass der Motor auch nach einem Stromausfall wieder einwandfrei anläuft, ist die Mindestdrehzahl folgendermassen einzustellen.

1. Drehzahlsteller einschalten und auf Rechtsanschlag drehen
2. Mindestdrehzahl nun mit einem kleinen Schraubendreher an der Einstellschraube einjustieren.

Überlastschutz

Der Apparat ist mit einem temperaturabhängigen Überlastschutz ausgestattet. Dieser setzt das Gerät bei Überhitzung durch Überlast dauerhaft ausser Betrieb. Der Drehzahlsteller muss nach Ansprechen dieser Schutzeinrichtung ausgetauscht werden. Anschluss und Demontage dürfen nicht unter Spannung erfolgen! In der Hauptstelle befindet sich unter der Frontplatte eine Sicherung (und eine Reservesicherung).
Achtung: Neutralleiter anschliessen!

Anschlussschema



Technische Daten

Spannung	230 V~/50 Hz,
Nennstrombereich	0.1 - 2.6 A/600 VA bei 38 °C
Überlastschutz	T 4 H/250 V


Technische Daten Raumtemperaturregler-Einsätze

	WH104404F	WH104405F	WH104408F	WH104406F
Funktion	Wechsler für "Heizen" und “Kühlen”	Schliesser für "Heizen"	Wechsler für "Heizen" und "Kühlen"	Fussbodenfühler für "Heizen"
Schalter für ON/OFF	Nein	Ja	Nein	Ja
Anzeigen (LED)	-	Heizen (Rot)	-	Heizen (Rot) und Absenken (Grün)
Elektrische Daten				
Nennspannung Frequenz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	24 V AC/DC -	230 V AC 50 Hz
Verlustleistung	0,1 W	0,1 W	0,1 W	1 W
Anschlussleistung				
Schaltstrom: Heizen Kühlen	10 (4)* A 5 (2)* A	10 (4)* A	1 (1)* A 1 (1)* A	16 (2)* A
Schliesser für Nachtabsenkung	Ja	Ja	Ja	Ja
Funktionsdaten				
Fühler**	Bimetall (Typ 1C)			NTC 2 kOhm (25°C)
Einstell-/Regelbereich	+5 °C bis +30 °C	+5 °C bis +30 °C	+5 °C bis +30 °C	+10 °C bis +40 °C
Schalttemperaturdifferenz	± 0,5 K	± 0,5 K	± 0,5 K	± 0,75 K
Absenkung	4 K	4 K	4 K	5 K
max. Luftfeuchte	95% (nicht kondensierend)			
Thermische Rückführung***	Ja	Ja	Ja	Nein
Komfort-Temperatur (Punkt auf Frontplatte)	bei 20 °C	bei 20 °C	bei 20 °C	Nein
Allgemein				
Schutzart	IP20, nur nach vollständiger Montage der Abdeckung inkl. Rahmen			
Umgebungstemperatur Betrieb Lager	 0 °C bis 30 °C -20 °C bis +70 °C			 0 °C bis 40 °C -20 °C bis +70 °C
Anschlussklemmen Klemmentyp Starr	 Schraubklemmen 0,5 mm^2 bis 2,5 mm^2			 Schraubklemmen 1,5 mm^2 bis 2,5 mm^2


* Werte in Klammern für induktive Last bei cos phi = 0,6
** NTC: HF-8/4-K2 mit doppelter Isolierung
Bei "Fühler defekt" Erkennung wird der Heizkreis abgeschaltet.
Widerstandswerte siehe nachfolgende Seite.
*** Wird der Neutralleiter nicht am Raumthermostat angeschlossen, ist mit einer Erhöhung der Schalttemperaturdifferenz von ca. 0,5 K auf ca. 5 bis 8 K zu rechnen. Das heisst, dass die Temperatur im Raum sehr stark schwankt.

Allgemeiner Installationshinweis


Die Raumtemperaturregler sind für den Einsatz in geschlossenen Räumen (Wohnungen oder wohnähnliche Einrichtungen) geeignet.
Sie sind in einer Raumhöhe von ca. 1,5 m an einer Innenwand zu installieren.
Folgende Störeinflüsse können die Regelungseigenschaften der Geräte beeinflussen:
- direkte Sonneneinstrahlung
- sowie thermische
- oder elektronische Störungen (z. B.: durch Leuchten, Fernseh-/Rundfunkgeräte, Heizungsrohre, Zugluft, etc.).



Fussbodenfühler: NTC 2 kOhm





Fühler im Rohr, geschütz für die Messung der Bodentemperatur:
① Heizungsrohr
② Fühler
③ Rohr, am Ende verschlossen



Temp (°C)	10	20	25	30	40	50
R (kOhm)	3,66	2,43	2,00	1,65	1,15	0,82
U (V)	2,49	2,2	2,08	1,92	1,63	1,35

Aufbau und Anschlussschema WH104404F / WH104406F






Beschreibung
Ⓐ Temperaturregelungsknopf
Ⓑ Begrenzung des Einstellbereiches
Ⓒ Scheiben (Blau und Rot)
Ⓓ Komfort-Temperatur (+20 °C)
Ⓔ Frostschutz (+5 °C)


Beschreibung der Anschlussklemmen
Eingänge:
- L = Phase
- N = Neutralleiter
- ◷ = Temperaturabsenkung

Ausgänge:
- ☼ = Heizlast
- ❄ = Kühllast

Begrenzung des Temperaturbereiches
Der Temperaturbereich kann wie folgt eingestellt werden:
1- Temperaturregelungsknopf Ⓐ entfernen
2- Stift Ⓑ anheben
3- Zur Festlegung der maximal gewünschten Temperatur, Rote Scheibe Ⓒ einstellen
4- Zur Festlegung der minimal gewünschten Temperatur, Blaue Scheibe Ⓒ einstellen
5- Stift Ⓑ einstecken
6- Knopf Ⓐ aufsetzen

Anschluss WH104404F / WH104408F (ohne Schalter)






Funktion WH104404F / WH104408F
Beide Regler sind entweder zum Heizen oder Kühlen einsetzbar.


- Wenn die Raumtemperatur unterhalb der eingestellten Temperatur fällt, schliesst der Bimetallkontakt den Heizkreis.

- Wenn die Raumtemperatur die eingestellte Temperatur überschreitet, schliesst der Bimetallkontakt den Kühllastkreis.
  Uhrkontakt: ◷
  - Offen: die Temperatur wird normal geregelt.
  - Geschlossen: die Temperatur wird um ca. 4 K abgesenkt.

Technische Änderungen vorbehalten

Aufbau und Anschlussschema WH104405F






Beschreibung
Ⓐ Temperaturregelungsknopf
Ⓑ Begrenzung des Einstellbereiches
Ⓒ Scheiben (blau und rot)
Ⓓ Komfort-Temperatur (+20 °C)
Ⓔ Frostschutz (+5 °C)
Ⓕ Ein-/Aus-Schalter
Ⓖ Heizstatusanzeige

Beschreibung der Anschlussklemmen
Eingänge:
- L = Phase
- N = Neutralleiter
- ◷ = Temperaturabsenkung

Ausgang:
- ☼ = Heizlast


Begrenzung des Temperaturbereiches
Der Temperaturbereich kann wie folgt eingestellt werden:
1- Temperaturregelungsknopf Ⓐ entfernen
2- Stift Ⓑ anheben
3- Zur Festlegung der maximal gewünschten Temperatur, rote Scheibe Ⓒ einstellen
4- Zur Festlegung der minimal gewünschten Temperatur, blaue Scheibe Ⓒ einstellen
5- Stift Ⓑ einstecken
6- Knopf Ⓐ aufsetzen


Anschluss WH104405F (mit Schalter)



Funktion WH104405F
In der Aus-Stellung ist die Regelung des Thermostats vollständig deaktiviert. Wenn die Raumtemperatur unterhalb der eingestellten Temperatur sinkt, schliesst der Bimetallkontakt den Heizkreis, bis die gewünschte Temperatur erreicht wird.
Uhrkontakt: ◷
- Offen: die Temperatur wird normal geregelt.
- Geschlossen: die Temperatur wird um ca. 4 K abgesenkt.

Aufbau und Anschlussschema WH104412F






Beschreibung
Ⓐ Temperaturregelungsknopf
Ⓑ Begrenzung des Einstellbereiches
Ⓒ Scheiben (blau und rot)
Ⓓ Komfort-Temperatur (+20 °C)
Ⓔ Frostschutz (+5 °C)
Ⓕ Schalter Heizen/Kühlen

Beschreibung der Anschlussklemmen
Eingänge:
- L = Phase
- N = Neutralleiter
Ausgang:
- ☼ ❄ = Lastanschluss heizen/kühlen


Begrenzung des Temperaturbereiches
Der Temperaturbereich kann wie folgt eingestellt werden:
1- Temperaturregelungsknopf Ⓐ entfernen
2- Stift Ⓑ anheben
3- Zur Festlegung der maximal gewünschten Temperatur, rote Scheibe Ⓒ einstellen
4- Zur Festlegung der minimal gewünschten Temperatur, blaue Scheibe Ⓒ einstellen
5- Stift Ⓑ einstecken
6- Knopf Ⓐ aufsetzen


Anschluss WH104412F mit Schalter Heizen/Kühlen



Funktion WH104412F
Der Temperaturregler dient zur Regelung der Temperatur in geschlossenen Räumen. Die Regelung erfolgt über den gemessenen Wert des internen Temperaturfühlers.
Durch die thermische Rückführung (Heizwiderstand) wird im Heizbetrieb eine effiziente Regelung erreicht.
Der Temperaturregler besitzt einen Schalter über den zwischen den Regelungsarten Heizen und Kühlen umgeschaltet wird.

Aufbau und Anschlussschema WH104406F






Beschreibung
Ⓐ Temperaturregelungsknopf
Ⓑ Begrenzung des Einstellbereiches
Ⓒ Scheiben (blau und rot)
Ⓓ Heizstatusanzeige
Ⓔ Temperaturabsenkungsanzeige
Ⓕ Ein-/Aus-Schalter

Beschreibung der Anschlussklemmen
Eingänge:
- L = Phase
- N = Neutralleiter
- ◷ = Temperaturabsenkung
- F/F = Temperaturfühler (nicht polarisiert)

Ausgang:
- ☼ = Heizlast
- ❄ = Kühllast


Begrenzung des Temperaturbereiches
Der Temperaturbereich kann wie folgt eingestellt werden:
1- Temperaturregelungsknopf Ⓐ entfernen
2- Stift Ⓑ anheben
3- Zur Festlegung der maximal gewünschten Temperatur, rote Scheibe Ⓒ einstellen
4- Zur Festlegung der minimal gewünschten Temperatur, blaue Scheibe Ⓒ einstellen
5- Stift Ⓑ einstecken
6- Knopf Ⓐ aufsetzen

Anschluss WH104406F (für elektrische Fussbodenheizung)



Funktion WH104406F
Die Temperatur wird mittels des im Boden eingebauten Fühlers gemessen. Wenn die Fussbodentemperatur unterhalb der eingestellten Temperatur sinkt, schliesst das Ausgangsrelais den Heizkreis, bis die gewünschte Temperatur erreicht wird.
Die Heizstatusanzeige ist eingeschaltet, wenn die Heizung aktiviert ist.
Der Ein-/Aus-Schalter erlaubt die vollständige Deaktivierung der Regelung.
Wenn der Kontakt ◷ geschlossen ist, wird die Temperatur um 5 K abgesenkt (siehe Verdrahtungsplan).
Bei einem Ausfall oder Kurzschluss des Fühlers: Unterbrechung der Heizung.

Raumtemperaturregler mit Display



Beschreibung

① Abdeckplatte kallysto line Gr.I (92x92mm)

② Befestigungsplatte grossflächig Gr.I

③ Einsatz RTR mit Display


④ PT Schraube Senkkopf K30 x 8 Pozidriv Nr.1 (WN 1413)

Technik

Hinweise zur Bedienung

Das Gerät besitzt 4 Sensortastflächen, die durch die geprägten Symbole gekennzeichnet sind. Ihre Funktion kann sich abhängig von der Bedienung verändern und wird jeweils im Display oberhalb der Symbole angezeigt. Das Gerät verfügt über eine Schutzfunktion, die ein unbeabsichtiges Betätigen der Tastflächen verhindert.
Die Funktion wird 20 Sekunden nach der letzten Berührung einer Tastfläche aktiv und wird durch Berühren einer beliebigen Tastfläche für 2 Sekunden wieder deaktiviert.

Anschlussschema WH404411F



Einstellungen


1.Tastensperre
2. Automatische Sommer-/ Winterzeitumstellung
3. Ventilschutzfunktion
4. Lernfunktion
5. Displaybeleuchtung
6. Anzeigeinhalt

Expertenmenu

1. Reglertyp
2. Sprache
3. Messkorrektur
4. maximale Temperatur
5. Lasteingabe
6. Regelverfahren
7. externer Sensor
8. Reset

Technische Änderungen vorbehalten

Türgong



Beschreibung

① Abdeckplatte kallysto line Gr.I (92x92mm)

② Befestigungsplatte grossflächig Gr.I


③ Grothe Gong 230V

④ kallysto Frontplatte Türgong


⑤ PT Schraube Senkkopf K30 x 8 Pozidriv Nr.1 (WN 1413)

⑥ Spannfeder zu Frontrahmen Systo Apparate


Anschlussschema WH408302F



Anschlussschema WH408301F



Anschlussschema WH408302F



Technische Daten Bewegungsmelder

	Bewegungsmelder 3-Draht mit Sensor 180°	Bewegungsmelder Minuterie mit Sensor 180°
	WH102508F	WH102509F
Elektrische Daten		
Nennspannung Frequenz	230 V AC ± 10 % 50 Hz	230 V AC ± 10 % 50 Hz
Verlustleistung	< 0.2 W	< 0.3 W
Anschlussleistung		
Glühlampe	1500 W	
230 V~ Halogenlampen	1500 W	
NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo	1500 W	
NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo	300 VA	
Leuchtstofflampen	300 VA	
Energiesparlampen	400 W	
230 V LED-Lampen	400 W	
Funktionsdaten		
Anschlussart	3 Draht, N-Leiter erforderlich	
Ausgang	Relais, Micro-Kontakt, Schliesser	
Nebenstelleneingang (Taster)	max 5	
Treppenhausautomaten	ja	
Erfassungswinkel	90° bis 180°	
Erfassungsbereich	ca. 12x16m (bei Montagehöhe 1.1m)	
Ansprechhelligkeit	5 bis 1000 Lux	
Verzögerungszeit	Impulsbetrieb 200 ms; ca. 10 s ... 30 min	
Einbauhöhe (empfohlen)	1,1 m	
Allgemein		
Kurzschluss-/Überlast-Schutz	über Leitungsschutzschalter max 1A	
Anschluss Leitungslänge	max. 50 m für Nebenstelleneingang	
Umgebungstemperatur Betrieb Lager	 -5 °C bis +45 °C -20 °C bis +60 °C	
Anschlussklemmen Klemmentyp Starr / Flexibel	 Schraubklemmen 1 mm^2 bis 2 x 2,5 mm^2	
Master-/Slave Funktion Master Slave	 ja nein	 nein ja, max. 10 Stk.


Technische Änderungen vorbehalten

Allgemeiner Installationshinweis Bewegungsmelder


Die Bewegungsmelder sind für den Einsatz in geschlossenen Räumen (Wohnungen oder wohnähnliche Einrichtungen) geeignet. Sie sind in
einer Raumhöhe von ca. 1,1 m an einer Innenwand zu installieren.
Folgende Störeinflüsse können die Schalteigenschaften der Geräte beeinflussen: direkte Sonneneinstrahlung sowie thermische oder elektronische Störungen (z. B.: durch Leuchten, Fernseh-/ Rundfunkgeräte, Heizungsrohre, Zugluft, etc.).

Neben der Positionierung ist die Annährungsrichtung bei den Geräten zu beachten. Bei einer sich nähernden Person, die sich frontal zum Melder bewegt wird eine Detektion später erkannt als bei einer Person, die sich seitlich annähert. Der Detektionswinkel von sich direkt von vorne nähernden Personen ist 30°.


Installationshinweis



Aufbau WH 10 25 08 F und WH 10 25 09 F



Beschreibung




(6) Status-LED
(7) Taste
(8) Einsteller für Erfassungswinkel
(9) Potenziometer Ansprechhelligkeit
(10) Potenziometer Nachlaufzeit
(11) Potenziometer Empfindlichkeit

Auswahl der Betriebsart über Taste 5:

Tastenbedienung	LED Anzeige	Schaltart
■ Taste wiederholt kurz drücken	–	Automatik
	grün	Dauer EIN
	rot	Dauer AUS


Begrenzung des Erfassungsbereiches:



Technik

Weitere Funktionen:


Auswahl der Sonderfunktionen und LED-Anzeige bei WH102508




Funktion	Partyfunktion	Teach-In	Tastensperre	Anwesenheits-simulation
LED-Anzeige	rot	orange	grün	rot
Haltezeit Bedientaste	> 5 s	>10 s	> 15 s	> 20 s

Anschluss


3-Draht



Anschluss mit 3-Draht mit optionaler Nebenstellentaster



Minuterie WHxx2509xxX



Technik

Technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten


	Bewegungsmelder kompakt, 3 Draht, mit Sensor 180°
	WH 36 25 08 …
Elektrische Daten	
Nennspannung Frequenz	230 V AC ±10% 50 Hz
Verlustleistung	0.9 W
Anschlussleistung	
230 V~ Halogenlampen	2300 W
NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo	2300 VA
NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo	2300 VA
Leuchtstofflampen	2300 VA, max 30 EVG
Funktionsdaten	
Anschlussart	3 Draht, N-Leiter erforderlich
Ausgang	Relais 16 A
Nebenstelleneingang (Taster)	ja
Treppenhausautomaten	ja
Erfassungswinkel	180°
Erfassungsbereich	12 m x 20 m, Detektionswinkel 90°
Ansprechhelligkeit	ca. 5 bis 2000 Lux
Verzögerungszeit	15 s bis 16 min
Einbauhöhe (empfohlen)	1,1 m und 2,2 m
Allgemein	
Ausgangskontakt	Relais, Micro-Kontakt, Schliesser
Mikrofon	Ja (regulierbar und abschaltbar)
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 °C bis +55 °C
Anschlussklemmen Klemmentyp Starr	 Steckklemmen 1 mm^2 bis 2 x 2,5 mm^2
Master-/Slave Funktion	Parallelschaltung

Allgemeiner Installationshinweis Bewegungsmelder


Die Bewegungsmelder sind für den Einsatz im Aussenbereich geeignet. Sie sind in einer Höhe von ca. 1,1 m/2,2 m an einer Wand zu installieren. Folgende Störeinflüsse können die Schalteigenschaften der Geräte beeinflussen: direkte Sonneneinstrahlung sowie thermische oder elektronische Störungen (z.B.: durch Leuchten, Fernseh-/Rundfunkgeräte, Heizungsrohre, Zugluft, etc.).

Neben der Positionierung ist die Annährungsrichtung bei den Geräten zu beachten. Bei einer sich nähernden Person, die sich frontal zum Melder bewegt, wird eine Detektion später erkannt als bei einer Person, die sich seitlich annähert. Der Detektionswinkel von sich direkt von vorne nähernden Personen ist 90°.

Installationshinweis




Aufbau




(1) AP-Gehäuse
(2) UP-Montageplatte
(3) Dichtung
(4) Einsatz Bewegungsmelder
(5) Befestigungsplatte
(6,7) robusto Oberteil mit Linse

Technische Änderungen vorbehalten

Beschreibung



(6) Abdeckblende (optional)
(8) Potentiometer **Mic**
(a) Geräuschempfindlichkeit
(b) Impuls-Pausenzeit
(9) Potenziometer Nachlaufzeit **R1**
(10) Potenziometer Ansprechhelligkeit **Lux**




LED1: leuchtet kurz bei jeder erkannten Bewegung


LED2: leuchtet kurz bei jedem erkannten Geräusch

Anschluss


Automatikbetrieb:




Automatikbetrieb mit RC-Glied:




Automatikbetrieb mit Tasternebenstelle:




Automatikbetrieb mit Dauer-Ein über Schalter:




Parallelbetrieb
(Erweiterung des Erfassungsbereichs):



Impulsbetrieb mit Treppenlichtautomat:



Betrieb mit Drehschalter Hand-0-Aut:



A Variante - Unterbrechung des Lampendraht
B Variante - Unterbrechung der Versorgungsspannung


Technik


Technische Daten Hotelcard-Schalter


Elektrische Daten

Nennspannung	230 V AC ± 10 %/-15 %
Frequenz	50/60 Hz
Verlustleistung	0,2 W
Ausgang	
Relais	10 A, potentialfreier Schliesser
Verzögerungszeit	0 Sek., 15 Sek., 30 Sek., 60 Sek.
Lebensdauer	
LED (Beleuchtung)	50.000 h
Umgebungstemperatur Betrieb Lager	 -5 °C bis +50 °C -25 °C bis +70 °C
Anschlussklemmen (Klemmentyp Starr)	Schraubklemmen 1 mm^2 bis 2 x 2,5 mm^2

Hotelcard-Schalter WH 25 13 03 00 C
Montage









Technik

Technische Änderungen vorbehalten

Funktionsprinzip




Anschluss WH 25 13 03 00 C (Hotelcard-Schalter)





Technik

Frontansicht (Hotelcard-Schalter)



Seitenansicht (Hotelcard-Schalter)





Schlauf-
dose
Elternzimmer
Wohnzimmer
Büro
Kinderzimmer
DSL Y-Kabel
"Phone"
"Line"
DSL
analog
Splitter
"Modem"
DSL-Router
HAK / UP
= NTS
Steckdose = TT87/RJ11/RJ45
UP = Überführungspunkt Swisscom
HAK = Hausanschlusskasten
NTS = Netztrennstelle
verdrilltes Kabel U-72 oder
1 x 2 verdrilltes Kabel Typ Kat. 5e


Die blaue RJ45 Steckbuchse enthält eine automatische Brücke zwischen 3/4 und 5/6 und ist im ungestecktem Zustand geschlossen. Für eine DSL-Benutzung wird das Y-Kabel in die blaue RJ45 Steckbuchse eingesteckt und die automatische Brücke öffnet sich. Die beiden anderen RJ45 Stecker (Gelb = Signalzuführung & Grün = Signal gefiltert, Rückspeisung in Installation) werden in den vom Provider gelieferten Splitter eingesteckt. Am Splitter selber wird der Router noch angeschlossen. Wird parallel ein Telefon benötigt, kann dieses in die grüne RJ45 Steckbuchse der Steckdose eingesteckt werden. Ist ein Betrieb ohne DSL vorgesehen, so darf bei der ersten DSL-Dose (Bespiel: Büro) die blaue RJ45 Steckbuchse nicht benützt werden, sonst wird die Rückspeisung unterbrochen.

Anschluss DSL-Dose

ohne DSL




mit DSL



PIN	1	2	3	4	5	6	7	8
Swisscom	-	-	-	a	b	-	-	-
Installation	-	-	a	-	-	b	-	-

Belegung Y-DSL Anschlusskabel
1 x RJ45 - 2 x RJ11:


Dosenseitig RJ45, Modemseitig 1xRJ11 für DSL Eingang und
1 x RJ11 für Analog Telefonie Ausgang
Belegung RJ45: 4 5 3 6
Belegung RJ11 Gelb DSL: 3 4
Belegung RJ11 Grün analog: 3 4



Technische Änderungen vorbehalten


Schema # R1: BB DSL mit automatischer Brücke — Artikel WH404004F

Buchse links	Buchse rechts	Klemme
RJ45 ungeschirmt grün	RJ45 ungeschirmt blau	




Schema # R2: BB DSL mit automatischer Brücke — Artikel WH404005F

Buchse links	Buchse rechts	Klemme
TT83	RJ45 ungeschirmt blau	




Schema # R3: Telefonie POTS, ISDN — Artikel WH404008F

Buchse	Klemme
RJ45 ungeschirmt	




Schema # R4: Telefonie getrennt POTS, ISDN / POTS, ISDN — Artikel WH404012F


Buchse links	Buchse rechts	Klemme
RJ45 ungeschirmt	RJ45 ungeschirmt	




Schema # R5: Telefonie POTS, ISDN — Artikel WH403112F




Schema # R6: Telefonie POTS / Telefonie POTS, ISDN oder LAN Fast Ethernet — Artikel WH404006F



Schema # R7: LAN Gigabit Ethernet oder Telefonie POTS, ISDN — Artikel WH404009F




Schema # R8: LAN Fast Ethernet / LAN Fast Ethernet — Artikel WH404015F




Technik


Schema # R9: Telefonie POTS, ISDN / LAN Fast Ethernet — Artikel WH404014F



Schema # R10: Telefonie getrennt POTS, ISDN / POTS, ISDN — Artikel WH403113F




Schema # R11: Telefonie POTS / Telefonie POTS, ISDN oder LAN Fast Ethernet — Artikel WH404007F




POTS = Plain old telephone service (analoger Telefondienst)
ISDN = Integrated Services Digital Network (digitales Telekommunikationsnetz)
DSL = Digital Subscriber Line (digitaler Teilnehmeranschluss)
LAN = Local Area Network (lokales Netzwerk)
RJ45 = Klasse D


Schema # R12: Telefonie parallel POTS, ISDN / POTS, ISDN — Artikel WH404010F




Schema # R13: Telefonie parallel POTS, ISDN / POTS, ISDN — Artikel WH404011F



Schema # R14: Telefonie getrennt POTS, ISDN / POTS, ISDN — Artikel WH404013F




Schema # R15: — Artikel WH404016F




Technische Änderungen vorbehalten

TV-Radio-Breitbanddosen



AM04 4dB Stichdose
WH405485F




Mechanische Spezifikationen:
Gehäuse: Zink-Druckguss
Anschluss: 1 x Schraubklemme für Koax (IN)
2 x IEC (DATA = 1 x IEC "Female" CATV = 1 x IEC "Male"

Elektrische Spezifikationen:

Beschreibung		Frequenz-bereich (GHz)	Spezifikation
Anschlussdämpfung	IN-CATV	bis 2	4.2 dB max.
	IN-DATA	bis 2	4.2 dB max.
Entkopplung	CATV-DATA	bis 2	22 dB typ. 20 dB min.
Rückflussdämpfung	IN	bis 2	Kategorie B
	CATV	bis 2	Kategorie C
	DATA	bis 2	Kategorie C
Schirmungsmass	nach EN50083-2		Klasse A + 10 dB
Impedanz			75 V

AM10 10.5dB Enddose
(mit Endwiderstand)
WH405486F




Mechanische Spezifikationen:
Gehäuse: Zink-Druckguss
Anschluss: 1 x Schraubklemme für Koax (IN)
2 x IEC (DATA = 1 x IEC "Female" CATV = 1 x IEC "Male"

Elektrische Spezifikationen:

Beschreibung		Frequenz-bereich (GHz)	Spezifikation
Anschlussdämpfung	IN-CATV	bis 2	10.5 dB typ. 11.2 dB max.
	IN-DATA	bis 2	4.2 dB max.
Entkopplung	CATV - DATA	bis 2	22 dB typ. 20 dB min.
Rückflussdämpfung	IN	bis 2	Kategorie B
	CATV	bis 2	Kategorie C
	DATA	bis 2	Kategorie C
Schirmungsmass	nach EN50083-2		Klasse A
Impedanz			75 V

AM11-23 11-23dB Durchgangsdose
WH405487F - WH405490F





Mechanische Spezifikationen:
Gehäuse: Zink-Druckguss
Anschluss: 2 x Schraubklemme für Koax (1 x IN 1 x OUT)
2 x IEC (DATA = 1 x IEC "Female" CATV = 1 x IEC "Male"

Elektrische Spezifikationen:


Beschreibung		Frequenz-bereich (GHz)	AM11	AM15	AM19	AM23
Anschlussdämpfung	IN-CATV	bis 2	11/12	14/15	19/20	23/23
(dB typ. / dB max.)	IN-DATA	bis 2	11/12	14/15	19/20	23/23
Durgangsdämpfung	IN-OUT	bis 2	2.5/3	1.8/2	1.2/1.5	1.2/1.5
Entkopplung	CATV - DATA	bis 2	22 dB typ. 20 dB min.			
Rückflussdämpfung	IN	bis 2	Kategorie B			
	CATV	bis 2	Kategorie C			
	DATA	bis 2	Kategorie C			
Schirmungsmass	nach EN50083-2		Klasse A			
Impedanz			75 V			

TV-Radio-Datendosen





AMD4 4dB Stichdose
WH405450F
AMD10 10.5dB Enddose (mit Endwiderstand)
WH405451F




Mechanische Spezifikationen:

Gehäuse: Zink-Druckguss
Anschluss: AMD04, AMD10: 1 x Schraubklemme für Koax (IN)
AMD11 - AMD23: 2 x Schraubklemme für Koax (1x IN 1x OUT)
2 x IEC (R = 1x IEC "Female" TV = 1 x IEC "Male") 1 x MiniDat

Elektrische Spezifikationen:


Beschreibung	AMD04	AMD10	AMD11	AMD15	AMD19	AMD23
Frequenzbereich	5 - 1000 MHz					
Frequenzbereich Daten Rückweg	5 - 65 MHz					
Anschlussdämpfung TV/R	TV 3.5 dB R 8 dB	10.5 dB	11 dB	14 dB	19 dB	23 dB
Durgangsdämpfung		mit End-widerstand	3.5 dB	1.6 dB	1.3 dB	1.3 dB
Datenausgang	8 dB	10.5 dB	11 dB	14 dB	19 dB	23 dB
Richtdämpfung	> 30 dB					
Entkopplung TV - TV (Dose-Dose)			> 45 dB	> 45 dB	> 50 dB	> 58 dB
Entkopplung R - TV (Dose-Dose)	> 20 dB	> 20 dB	> 45 dB	> 45 dB	> 50 dB	> 58 dB
Rückflussdämpfung Eingang - Ausgang			18 dB/40 MHz - 1.5 dB/Oct.			
Rückflussdämpfung TV/R	> 14 dB					
Schirmungsmass nach EN50083-2	Klasse A					
Impedanz	75 Ω					


AMD11-23 11-23dB Durchgangsdosen
WH405452F - WH405455F




TV-Radio-Satellitendose

AM02 SAT 5.5/2dB
WH405456F








Mechanische Spezifikationen:

Gehäuse: Zink-Druckguss
Anschluss: 1 x Schraubklemme für Koax (IN)
2 x IEC (DATA = 1 x IEC "Female" CATV = 1 x IEC "Male"
1x F (SAT)


Elektrische Spezifikationen:


Beschreibung		Frequenz-bereich (MHz)	Spezifikation
Anschlussdämpfung	IN-CATV	47 - 862	5.5 dB typ. 6 dB max.
	IN-DATA	47 - 862	5.5 dB typ. 6 dB max.
	IN-SAT	950 - 2150	2 dB typ. 2.5 dB max.
Entkopplung	CATV - DATA	47 - 862	20 dB typ. 18 dB min.
	CATV	47 - 862	20 dB typ. 18 dB min.
	DATA - SAT	950 - 1000	15 dB min.
		1000 - 2150	18 dB min.
Rückflussdämpfung	IN	47 - 862	Kategorie C
		950 - 2150	Kategorie C
	CATV, DATA	47 - 862	Kategorie C
	SAT	950 - 2150	Kategorie C
DC Pass	SAT -> IN		500 mA max.
Schirmungsmass	nach EN50083-2		Klasse A
Impedanz			75 V


Technische Änderungen vorbehalten



Symbol: Hausübergabepunkt


Installationsrohr: M20/M25
Installationskabel je nach Kategorie:
UTP oder STP
TV-Installation
FTTH-Dose
Router
HÜP (TV)
FTTH (BEP)
Schlafzimmer
Küche
Wohnzimmer
Büro
Kinderzimmer 1
Kinderzimmer 2
Symbol: Hausübergabepunkt



Installationsrohr: M20/M25
Installationskabel je nach Kategorie: UTP oder STP
TV-Installation
CPE (Customer Premises Equipment)
FTTH-Dose
Anschluss-Box Provider
HÜP (TV)
FTTH (BEP)
Schlafzimmer
Küche
Wohnzimmer
Büro
Kinderzimmer 1
Kinderzimmer 2
Symbol: Hausübergabepunkt


Installationsrohr: M20/M25
Installationskabel je nach Kategorie:
UTP oder STP
TV-Installation
upc cablecom
HÜP (TV)
Schlafzimmer
Küche
Wohnzimmer
Büro
Kinderzimmer 1
Kinderzimmer 2
Symbol: Hausübergabepunkt

Installationsrohr: M20/M25

Installationskabel je nach Kategorie:
UTP oder STP

TV-Installation




Schlafzimmer


Küche


Wohnzimmer



Büro


Kinderzimmer 1



Kinderzimmer 2

Symbol: Hausübergabepunkt


Basismodul



Erweiterungsmodul



Deckel zu Basis- und Erweiterungsmodul




Technik




RJ45-Einsatz ungeschirmt für Hager Multimedia System (HMS)

- Zugentlastung
- Eindeutige Anschlusskennzeichnung (EIA/TIA 568 A/B)
- Keystone Modul
- selbstschneidende Kontakte
- Steckverbindung RJ45
- Anschluss: Draht AWG 23-25, Litze 7-fach AWG 24-26


Anschluss




Abmanteln auf 60 mm.
Orange & grüne Paar auf 45 mm kürzen.




Zuerst Lange Paare, dann kurze Paare nach Angaben der Farben in Haube einführen.
Paare nicht überkreuzen.




Drahte nach Farbcode anordnen und in die Führungen einziehen.




Einsatz auf Haube setzen. Die Führungsstifte geben die Richtung vor.
Von Hand oder mit Werkzeug bis zum Anschlag zusammenpressen.




Bei Verwendung des Werkzeuges
ⓐ Schwarzer Halter nach aussen klappen.
ⓑ Einsatz in Halter legen.
ⓒ Halter nach innen klappen.



Zusammenpressen.




Drähte bündig an Haube abschneiden.



Zwecks Zugentlastung den Kabelbinder durch die Öffnung ziehen und um das Kabel schlaufen. Kabel beim Anziehen nicht zerdrücken.




Aufschaltung abgeschlossen.




Einbau in Basis- und Erweiterungsmodul
ⓐ Haltnocken einhängen.
ⓑ Einsatz eindrücken bis die Lasche einrastet.

Demontieren des Einsatzes



Haube mittels Schraubenzieher ausheben.



Einsatz und Haube mittels Schraubenzieher trennen.


Technische Änderungen vorbehalten




RJ45-Einsatz geschirmt für Hager Multimedia System (HMS)

- Kombinierte Schirmung und Zugentlastung
- Eindeutige Anschlusskennzeichnung (EIA/TIA 568 A/B)
- Keystone Modul
- selbstschneidende Kontakte
- Steckverbindung RJ45
- Anschluss: Draht AWG 23-25, Litze 7-fach AWG 24-26


Anschluss




Kabel 45 mm abmanteln. Schirmgeflecht zurückrollen. Bei F/UTP Kabelfolie entfernen. Beilaufdraht auf Mantel legen und Kupferband umwicklen.




Paare nach Angaben der Farben auf die Haube einführen. Paare nicht überkreuzen. Schirmfolien abschneiden.




Drähte nach Farbcode anordnen und in die Führungen einziehen.




Unbedingt Seitenschneider mit flacher Seite benützen.



Mit flacher Seite des Seitenschneiders Drähte bündig am Isolierkörper abschneiden.
Die Drähte dürfen nicht vorstehen.




Einsatz auf Haube setzen. Die Führungstifte geben die Richtung vor. Von Hand oder mit Werkzeug bis zum Anschlag zusammenpressen.




Bei Verwendung des Werkzeuges
ⓐ Schwarzer Halter nach aussen klappen.
ⓑ Einsatz in Halter legen.
ⓒ Halter nach innen klappen.




Zusammenpressen.




Feder ⓐ durch Drücken einrasten.
Ein Klickgeräusch ertönt.




Feder ⓑ durch Drücken in den Nocken am Einsatz einklicken.



Den Kabelbinder durch die Öffnung ziehen und um das Kabel schlaufen. Kabel beim Anziehen nicht zerdrücken.




Aufschaltung abgeschlossen.




Einbau in Basis- und Erweiterungsmodul
ⓐ Haltnocken einhängen.
ⓑ Einsatz eindrücken bis die Lasche einrastet.

Technik

Demontieren des Einsatzes



Feder ⓑ mittels Schraubenzieher ausrasten.



Feder ⓐ mittels Schraubenzieher abheben und Einsatz von Haube trennen.

Technische Änderungen vorbehalten

THIRD PARTY TESTING 3P

Attestation of Conformity

ISO/IEC, EN & TIA Unscreened
Class E / Category 6
Hager Two Connector Permanent Link

Hager AG
Sedelstrasse 2
6020 Emmenbrücke, Switzerland

Attestation of Conformity No. 112786

This type of Class E / Category 6 unscreened two connector permanent link has been tested by 3P Third Party Testing and complies with the Class E requirements of Edition 2.2 of ISO/IEC 11801 and CENELEC EN 50173-1:2011, and Category 6 requirements of ANSI/TIA-568-C.2. The Attestation of Conformity is only valid for the actually tested permanent link samples in T568B configuration connected with RJ 45 plugs from Hager patch cords P/N WH75401903Z, and consisting of the following components:

Cable from Daetwyler:	*Horizontal Cable,*	*Type uninet 662 Cat.6 U/UTP 4x2xAWG24, P/N 185596*
	Qualification Status:	*Manufacturer Verified*
Conn. Hardware from Hager:	*Keystone Jack,*	*P/N WH70310200Z, having PCB marking 001-8071-C6 KY-01 KC33*
	Qualification Status:	*Manufacturer Verified*

Hoersholm, 17th August 2012

Ole Lambertsen
Test Responsible

Hoersholm, 17th August 2012

Poul Villien
Coordinating Manager

Independent Testing - For End User Confidence

Technik

THIRD PARTY TESTING 3P

Attestation of Conformity

ISO/IEC, EN & TIA Screened
Class E / Category 6
Hager Two Connector Permanent Link

Hager AG
Sedelstrasse 2
6020 Emmenbrücke, Switzerland

Attestation of Conformity No. 112788

This type of Class E / Category 6 screened two connector permanent link has been tested by 3P Third Party Testing and complies with the Class E requirements of Edition 2.2 of ISO/IEC 11801 and CENELEC EN 50173-1:2011, and Category 6 requirements of ANSI/TIA-568-C.2. The Attestation of Conformity is only valid for the actually tested permanent link samples in T568A configuration connected with RJ 45 plugs from Hager patch cords P/N WH75400703Z, and consisting of the following components:

Cable from Daetwyler:	*Horizontal Cable,*	*Type uninet 6002 Cat.6 U/FTP 4x2xAWG23, P/N 182936*
	Qualification Status:	*Manufacturer Verified*
Conn. Hardware from Hager:	*Keystone Jack,*	*P/N WH70300200Z, having PCB marking R001-9060 Cat.6*
	Qualification Status:	*Manufacturer Verified*

Hoersholm, 4th September 2012

Ole Lambertsen
Test Responsible

Hoersholm, 4th September 2012

Poul Villien
Coordinating Manager

Independent Testing - For End User Confidence

THIRD PARTY TESTING 3P

Attestation of Conformity

ISO/IEC, EN & TIA Screened
Class E_A / Category 6A
Hager Two Connector Permanent Link

Hager AG
Sedelstrasse 2
6020 Emmenbrücke, Switzerland

Attestation of Conformity No. 112790A

This type of Class E_A / Category 6A screened two connector permanent link has been tested by 3P Third Party Testing and complies with the 10 Gigabit Ethernet requirements of IEEE P802.3an, Class E_A requirements of edition 2.2 of ISO/IEC 11801 and CENELEC EN 50173-1:2011, and Category 6A requirements of ANSI/TIA-568-C.2. The Attestation of Conformity is only valid for the actually tested permanent link samples in T568B configuration connected with RJ 45 plugs from Hage4r4 patch cords, P/N WH75402403Z, and consisting of the following components:

Cable from Daetwyler:	*Horizontal Cable,*	*Type uninet 7002 Cat.7 S/FTP 4x2xAWG23, P/N 177388*
	Qualification Status:	*Manufacturer Verified*
Conn. Hardware fromHager:	*Keystone Jack,*	*P/N WH70300300Z, having PCB marking R001-9080 Cat.6A*
	Qualification Status:	*Manufacturer Verified*

Hoersholm, 25th September 2012


Ole Lambertsen
Test Responsible

Hoersholm, 25th September 2012

Poul Villien
Coordinating Manager

Independent Testing - For End User Confidence

Technik




Funktion


Die blaue RJ45-Steckbuchse enthält eine automatische Brücke zwischen 3/4 und 5/6 und ist im ungesteckten Zustand geschlossen. Für eine DSL-Benutzung wird das Y-Kabel in die blaue RJ45-Steckbuchse eingesteckt und die automatische Brücke öffnet sich. Die beiden anderen RJ45 Stecker (Gelb = Signalzuführung & Grün = Signal gefiltert, Rückspeisung in Installation) werden in den vom Provider gelieferten Splitter eingesteckt. Am Splitter selber wird der Router noch angeschlossen. Wird parallel ein Telefon benötigt, kann dieses in die grüne RJ45-Steckbuchse der Steckdose eingesteckt werden. Ist ein Betrieb ohne DSL vorgesehen, so darf bei der ersten DSL-Dose (Bespiel: Büro) die blaue RJ45-Steckbuchse nicht benützt werden, sonst wird die Rückspeisung unterbrochen.

Anschluss DSL-Dose

ohne DSL



mit DSL




PIN	1	2	3	4	5	6	7	8
Swisscom	-	-	-	a	b	-	-	-
Installation	-	-	a	-	-	b	-	-


Belegung Y-DSL Anschlusskabel
1 x RJ45 - 2 x RJ11:

Dosenseitig RJ45, Modemseitig 1 x RJ11 für DSL-Eingang und
1 x RJ11 für Analog Telefonie Ausgang
Belegung RJ45: 4 5 3 6
Belegung RJ11 Gelb DSL: 3 4
Belegung RJ11 Grün analog: 3 4

Technische Änderungen vorbehalten



Telefonverbindungskabel zu Basismodul, 0.5 m
- Cablecom-Box T + T
- Swisscom-Box T + T (FTTH)







Anschlussanleitung




Kabellänge bestimmen



Vorbereitung Datenkabel UTP
Abmanteln auf 60 mm. Oranges und grünes Paar auf 45 mm kürzen.



Vorbereitung Datenkabel STP
Kabel 45 mm abmanteln. Schirmgeflecht zurückrollen. Bei F/UTP Kabelfolie entfernen. Beilaufdraht auf Mantel legen und Kupferband umwicklen.



Vorbereitung Koaxialkabel
ⓐ Abmanteln.
ⓑ Schirm gleichmässig zurücklegen.
ⓒ Dielektrikum entfernen.
ⓓ Leiter ablängen.

⑤Anschluss Einsätze

Anschluss RJ45 ungeschirmt
siehe Bedienungsanleitung
für WH 70 29 03 00 Z/WH 70 31 02 00 Z.
Anschluss RJ45 geschirmt
siehe Bedienungsanleitung
für WH 70 30 02 00 Z/WH 70 30 03 00 Z.

Technische Änderungen vorbehalten

⑥



Anschluss Koaxialkabel
Koaxialkabel anschliessen.

⑦



Montage der Einsätze
ⓐ Nocken einhängen.



ⓑ Einklicken

⑧




Kabelreserve eindrehen und Dose einbauen.


Modulanschluss

① Kabel Kat. 5e

②


Ⓐ Wegen möglicher Zugkräfte, die ersten Zentimeter des Kabelendes abschneiden









③




④




⑤




⑥



⑦





⑧





Technische Änderungen vorbehalten

Technische Spezifikationen
- Entspricht der Norm: EN 60603-7-3
- CE Konformität
- Selbstschneidende Kontakte (kein Werkzeug erforderlich)
- Norm-Farbencode: EIA/TIA 568 A & B
- Steckverbindung RJ45, Kategorie 5e UTP
- Drahtstärke: AWG 26 bis 22












Demontieren des Moduls






Modulanschluss


① 


Abschirmung über das Kabel ziehen


② Kabel Kat. 6 F/FTP, Kabel Kat. 7 S/FTP


Ⓐ Wegen möglicher Zugkräfte, die ersten Zentimeter des Kabelendes abschneiden


Ⓒ 


Ⓑ 


Ⓓ 


③ 

④ 


⑤ 


⑥ 


⑦ 


⑧ 


Technische Spezifikationen:
- Entspricht der Norm: EN 60603-7-3
- CE Konformität
- Selbstschneidende Kontakte (kein Werkzeug erforderlich)
- Norm-Farbencode: EIA/TIA 568 A & B
- Steckverbindung RJ45, Kategorie 6 STP
- Drahtstärke: AWG 26 bis 22
















Demontieren des Moduls





Kompatibilitätsliste RJ45-Einsatz für Keystone

Hersteller	Typ	HMS 2x und 4x RJ45	Multimedia-Module	FLF Keystone
Hager	HMS	✔	✔	✔
	media	✔	✔	✔
3M	Volition	✔	✔	✔
Conectis	Gigamedia	✔	✔	✔
Corning	FutureCom S10	—	✔	✔
Dätwyler Cables	KU-T/KS-T	—	✔	✔
	GG45	—	✔	✔
	MU/MS/PS	✘	✘	✘
Drahtex	DRACOD	✔	✔	✔
Elbro AG	(Audio-Anschluss)	✔	✔	✔
	ITplus	✔	✔	✔
Feller AG	Dirigon	✔	✔	✔
Krone	KM8	—	✔	✔
Nexans	GG45	✘	✘	✔
Setec	SeSix	—	✔	✔
Systimax	MGS	✘	✘	✘
	MFP	✘	✘	✘
	MPS	✘	✘	✘
	GigaSPEED X10D	✘	✘	✘
Telegärtner	AMJ	✔	✔	✔
	UMJ	✔	✔	✔
Tyco Electronics	AMP-TWIST	✔	✔	✔
ZidaTech	EasyKlick	✔	✔	✔


✔ = kompatibel
✘ = nicht kompatibel
— = Kompatibilität nicht getestet

FLF

Grösse	Abmessungen
Gr. I	62.5 x 37.5 x 6 mm
Gr. II	62.5 x 75 x 6 mm
Gr. II quer	37.5 x 125 x 6 mm


Bezeichnung	Blechdicke
FLF Standard Sortiment	1 / 1.5 / 2 / 3mm
FLF mit Multimedia Modul	1 / 1.5 / 2mm

Gr. I




Ausschnitt FLF


Gr. I




Gr. II




Ausschnitt 2



Gr. II quer




Ausschnitt 2




FLF Befestigungsplatte


WH379512xxD




WH379522xxD




WH379532xxD



WH379523xxD




WH379534xxD




Technik

prisacucina


Bügel zur prisacucina



Blende zur prisacucina



AP-Rahmen Gr. I



Anhang

08

Seite

hagercad	670
Hager Kundencenter	672
Unsere sechs Hauptkataloge	674
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen	676
Auf der Reise in eine nachhaltige Zukunft	678
Sorgfältig gestaltet	680



hagercad
Das intelligente Werkzeug zur Planung der Nieder-spannungs-Verteilung

Als Spezialist für die einfache und sichere Elektroinstallation verstehen wir nicht nur viel von Niederspannungsverteilungs-Planung und Ausschreibungen. Wir wissen auch sehr genau, wie Ihr Arbeitsalltag aussieht. Und was zählt: intelligente Werkzeuge, die Ihnen diesen Alltag spürbar erleichtern.
Mit hagercad erledigen Sie die komplette, normgerechte Planung und Dokumentation – präzise, lückenlos und vollautomatisch. In der neuen Version inklusive Niederspannungs-verteiler, Kleinverteiler und Türkommunikation.



hagercad behält den Überblick

Es sind diese Tage, an denen alles zusammenkommt: das neue Projekt, der neue Termin einer laufenden Planung und das attraktive Projekt, das gerade genau jene Kollegen bindet, die eigentlich an anderer Stelle gebraucht werden. hagercad macht aus diesen Tagen solche, an denen dennoch alles zusammenläuft.

Sieben Module

hagercad ist der neueste Stand der Niederspannungs-verteilungs-Planung von Hager. Sieben perfekt aufeinander abgestimmte Module inklusive Türkommunikation unterstützen Sie bei sämtlichen Planungs- und Dokumentationsaufgaben.

Von Praktikern für Praktiker

Mit ihrer intuitiven, an Office-Programme angelehnten Benutzeroberfläche bringt sie hagercad sofort in die komplette Niederspannungsverteilungs-Planung. Und dank der engen Kontakte zur hagercad-Anwender-Community nutzen Sie durch den Update-Service immer verbesserte Versionen – von Praktikern für Praktiker.

Die Planungssoftware, die Massstäbe setzt

Entdecken Sie jetzt die neue hagercad Version, die Massstäbe setzt. Mit der ganzen Kompetenz und Innovationskraft von Hager.



Mehr Informationen finden Sie unter: hager.ch/hagercad



Showroom und Produktionsanlagen

Erleben Sie am Hauptsitz in Emmenbrücke Theorie und Praxis der Haustechnik.
Im Kundencenter präsentiert sich das gesamte Hager Know-how.



Besuchen, staunen und lernen

Swiss made wird im Showroom grossgeschrieben. Das komplette Hager-Sortiment, also auch sämtliche in der Schweiz entwickelten und produzierten Produkte und Lösungen, wird hier ausgestellt. Möchten Sie bei Ihrem Besuch nicht nur die fertiggestellten Produkte, sondern auch gleich deren Herstellungsprozess live erleben? Dann laden wir Sie gerne auf eine Werksführung an unserem Produktionsstandort Emmenbrücke ein. Bei Interesse an einer Werksführung oder einem Besuch des Showrooms nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Ansprechpartner bei der Hager AG auf.








Theorie und Praxis wird in unserem Kundencenter in Emmenbrücke an einem Ort gelebt.

Ein breites Angebot
Lösungen in den Bereichen Wohnbau / Gewerbe, Zweckbau und Infrastruktur







Schalter und Steckdosen


- Design-Sortiment kallysto
- Echtmaterial-Abdeckplatten kallysto.art
- Kanaleinbau kallysto-Apparate
- Klassisches Sortiment origin
- Nass-Sortiment robusto
- Einbau-Sortiment FLF
- ekey Zutrittssystem

Leitungsführung tehalit

- Installationskanalsysteme
- Brüstungskanalsysteme
- Rauminstallationssysteme
- Sockelleistensysteme
- Verdrahtungskanalsysteme
- Unterflurkanalsysteme
- Bodenkanalsysteme
- Aufbodenkanalsysteme
- Versorgungs- und Einbaueinheiten
- Geräteträger und Einbaugeräte
- Doppel- und Hohlraumboden


Energieverteilung I Schutz / Steuern, Melden, Messen

- Schutzgeräte mit Stecktechnik - System quickconnect
- Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter FI-LS (RCBO)
- Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD's)
- Leitungsschutzschalter LS (MCB)
- Selektive Leitungsschutzschalter (SLS)
- Blitz- und Überspannungsableiter (SPD)
- Motorschutzschalter
- Schalt- und Meldegeräte
- Messgeräte
- Verteilsystem tertio
- Tragschienensystem weber.uniline
- Lasttrennschalter
- Neutralleitertrenner
- Anschlusstechnik
- Verdrahtungskanalsysteme
- Zählersteckklemme




Energieverteilung II Verteiler, Schränke und Innenausbausysteme

- Verteiler
- weber.mes Anreihstandschränke
- Wand-/Standschränke orion.plus
- Brandschutzverteiler
- univers Wand-/Standschränke
- univers N Innenausbausystem



Energieverteilung III Energiesysteme, NH/HH-Sicherungstechnik

- weber.unimes H
- Kompaktleistungsschalter h3+
- Offene Leistungsschalter hw+
- TemBreak2
- TemPower 2
- Universal Sammelschienen System UST4 und UST5
- NH-Sicherungslastschaltleisten fv+
- weber.vertigroup
- Serie LL
- weber.silas
- SaS 60 mm weber.multiline
- HAK weber.hse/hsa
- Zählersteckklemme
- Neutralleitertrenner
- NH-Sicherungseinsätze
- HH-Sicherungen



Gebäudesystemtechnik KNX + Automatisierung + Türsprechanlagen + E-Ladestationen

- KNX quicklink
- KNX easy
- KNX system
- Automatisierung
- Türsprechanlagen 2Draht
- Türsprechanlagen IP
- E-Ladestationen

1. Geltungsbereich und Einbezug

1.1 Für den Geschäftsverkehr zwischen der Hager AG und dem Käufer (nachfolgend «Käufer») sowie den Geschäftsverkehr zwischen der Hager Industrie AG und einem Käufer mit Sitz/ Wohnsitz in der Schweiz (nachfolgend ebenfalls «Käufer») gelten ausschliesslich die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend «AGB»). Für Käufer mit Sitz/Wohnsitz ausserhalb der Schweiz gelten ausschliesslich die «AGB Internationaler Markt der Hager Industrie AG».

1.2 Anderslautende Bedingungen des Käufers haben nur Gültigkeit, wenn sie von der Hager AG bzw. der Hager Industrie AG (nachfolgend gemeinsam Hager AG) ausdrücklich und schriftlich akzeptiert worden sind.

1.3 Individuelle Vereinbarungen im Vertrag zwischen der Hager AG und dem Käufer gehen den AGB vor.

1.4 Indem der Käufer ein Angebot der Hager AG bestellt, erklärt er sich mit den vorliegenden AGB einverstanden.

2. Offerten

2.1 Offerten der Hager AG sind während 60 Tagen ab Offertdatum – unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der bestellten Waren bei der Hager AG und eines Rückrufs oder einer Abkündigung vor deren Annahme – gültig. Die angegebenen Preise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF), ab Werk der Hager AG in Emmenbrücke, exklusiv MWST.

2.2 Angaben in Prospekten, Katalogen und dgl. (physisch oder online) sind nur verbindlich, soweit die Hager AG diese in der Offerte oder in einem individuellen Vertrag mit dem Käufer bestätigt.

2.3 Hager AG kann die Preise (Preislisten) jederzeit abändern. Für die mit dem Vermerk MTZ (Materialzuschlag) gekennzeichneten Preise können aufgrund höherer Rohstoffpreise Mehrkosten anfallen.

2.4 Der Käufer schuldet den Materialzuschlag, sobald die Kurse an der internationalen Rohstoffbörse in London (London Metall Exchange LME) im Zeitpunkt des Versands der Bestellung zu Handen der Hager AG («Tag D») die folgenden Grenzwerte übersteigen:
– 400 Euro je 100 kg Kupfer
– 300 Euro je kg Silber
– 150 Euro je 100 kg Messing

2.5 Der Zuschlag für das betroffene Edelmetall / die betroffenen Edelmetalle berechnet sich nach der Formel:

MTZ (Umrechnungskurs EUR/CH [Euro Currency Index/EURX Durchschnitt Monat]) = Gewicht des Edelmetallanteils der Bestellung X (Kurs Edelmetall am Tag D ./. Grenzwert)

Quellen:
– Monatsdurchschnitt «Obere Kupfer» und «Feinsilber verarbeitet»: https://www.westmetall.com/en/markdaten.php
– Euro: Euro Currency Index/EURX

2.6 Auf dem Zuschlag werden keine Rabatte gewährt. Der Edelmetallzuschlag wird in Schweizer Franken erhoben.

3. Bestellung

3.1 Die Abgabe einer Bestellung zu den von der Hager AG offerierten Konditionen ist für den Käufer grundsätzlich verbindlich. Der Käufer kann jedoch die Bestellung bei Hager AG ohne Kostenfolgen schriftlich widerrufen, sofern
- die Widerrufserklärung spätestens 24 Stunden nach Eingang der Bestellung bei Hager AG eintrifft und
- Hager AG mit der Bearbeitung der Bestellung noch nicht begonnen hat.

3.2 An Bestellungen mit einem Bestellwert von CHF 50'000.00 und mehr ist Hager AG erst nach Zustellung ihrer schriftlichen bzw. elektronischen Bestellbestätigung gebunden. Bestellungen mit einem geringeren Bestellwert kann Hager AG auch konkludent akzeptieren. Bei Widersprüchen geht eine allfällige Bestellbestätigung von Hager AG einer Bestellung vor.

4. Elektronische Bestellung

Der Käufer kann die Bestellung elektronisch an Hager AG übermitteln. Hager AG haftet nicht für den Versand, die Übermittlung und den Empfang der Bestellung respektive für daraus entstehende Schäden. Wird eine Bestellung vom Informatiksystem der Hager AG (z. B. vom Spamfilter) automatisch gelöscht, erfolgt keine Benachrichtigung an den Käufer. Hager AG kann das elektronische Bestellsystem aus begründetem Anlass ohne Benachrichtigung der Käufer offline schalten (z. B. bei Verdacht auf Viren, Eingriffe Dritter etc.).

5. Versand- und Verpackungskosten

5.1 Die nachfolgenden Konditionen gelten ausschliesslich für Lieferungen ab Emmenbrücke innerhalb der Schweiz.

5.2 Versandkosten Komponenten und Pakete:
– Paketversand: CHF 10.00 pro Paket
– LKW-Versand, sofern Netto-Bestellwert unter CHF 800.00: CHF 16.00 pro Lieferung
– Zuschlag pro Express-Sendung: CHF 35.00

5.3 Versandkosten Schränke und Schrankgestelle:
– LSVA-Pauschalzuschlag (Bestellwert unabhängig): CHF 8.00 pro Schrank/ Gestell
– LKW-Versand, sofern Nettobestellwert unter CHF 800.00: CHF 16.00 pro Lieferung

5.4 Der Versand kann nach Ermessen von der Hager AG in mehreren Teillieferungen erfolgen. Wünscht der Kunde Teillieferungen, verrechnet die Hager AG pro Lieferung jeweils die effektiven Kosten.

6. Rechnungsstellung

6.1 Rechnungen hat der Käufer nach Eingang umgehend zu prüfen. Der Rechnungsbetrag von herkömmlichen und elektronischen Rechnungen gilt als anerkannt, wenn der Käufer diesen nicht innert 10 Tagen ab deren Zugang schriftlich beanstandet. Hager AG prüft die Beanstandung und passt die Rechnung an, falls sie die Beanstandung als begründet erachtet.

6.2 Auf schriftliches Ersuchen des Käufers stellt die Hager AG elektronische Rechnungen aus. Der Versand der Rechnungen erfolgt in der Regel unverschlüsselt. Die Hager AG haftet nicht für Schäden wegen fehlerhafter und/oder von Dritten manipulierter Software oder Daten (Viren, Würmer, Hackerangriffe etc.). Insbesondere schliesst die Hager AG die Haftung für Schäden infolge elektronischer Bestellung und/oder infolge elektronischer Rechnungen aus.

7. Zahlungsbedingungen

7.1 Der Käufer hat die Rechnungen innert 30 Tagen ab Rechnungsdatum im vollen Rechnungsbetrag (d. h. ohne Abzug von Skonto, Spesen, Steuern, Abgaben, Gebühren, Zöllen und dergleichen) zu bezahlen. Nach Fristablauf gerät der Käufer ohne Mahnung in Verzug und schuldet die Hager AG jeweils einen Verzugszins von 5 % und gegebenenfalls Schadensersatz.

Zahlungstermine sind auch einzuhalten, wenn die Lieferung aus Gründen, die nicht von der Hager AG zu vertreten sind, verzögert wird.

7.2 Die Hager AG kann jederzeit ohne Weiteres Vorauszahlungen verlangen.

7.3 Schecks und Wechsel gelten erst nach Zahlungsausführung durch den Angewiesenen beziehungsweise Bezogenen (z. B. Bank) als Zahlung. Soweit die Verfallzeit die Zahlungsfrist überschreitet, wird der Verzugszins von 5% von der Zahlung direkt in Abzug gebracht. Gebühren Dritter im Zusammenhang mit der Einlösung von Schecks und Wechseln werden dem Käufer verrechnet.

7.4 Der Käufer kann die Kaufpreisschuld gegenüber der Hager AG nicht mit allfälligen Gegenforderungen verrechnen (Verrechnungsverbot).

7.5 Bei Zahlungsverzug des Käufers ist die Hager AG an gewährte Rabatte und Skonti nicht mehr gebunden und darüber hinaus berechtigt, ohne Mahnung vom Vertrag zurückzutreten, die gelieferte Ware zurückzufordern und auf Kosten des Käufers retournieren zu lassen.

8. Lieferverzögerungen

8.1 Unverschuldete Umstände bei der Hager AG oder den Lieferanten der Hager AG, wie insbesondere höhere Gewalt, Verkehrs- und Betriebsstörungen, Werkstoffmangel, Arbeitskonflikte etc. berechtigen die Hager AG, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben. Der Käufer kann hieraus keine Ansprüche ableiten, er ist insbesondere nicht berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Dies gilt gegebenenfalls auch dann, wenn die genannten Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten, in welchem sich die Hager AG in Verzug befindet.

8.2 Die Hager AG übernimmt keine Lieferzeitgarantie und haftet nicht für allenfalls verspätete Lieferungen. Allfällige Angaben von Mitarbeitern der Hager AG verstehen sich als unverbindliche Richtwerte und keinesfalls als Zusicherungen.

9. Annahmeverzug des Bestellers

Kann die versandbereite Ware infolge einer Verletzung der Mitwirkungspflicht des Käufers nicht oder erst verspätet versendet werden oder nimmt der Käufer die Ware nicht an, werden die Waren auf Rechnung und Gefahr des Käufers gelagert. Der Käufer hat in solchen Fällen auch allfällige zusätzliche Transportkosten zu tragen.

10. Nutzen und Gefahr

Nutzen und Gefahr der Kaufsache gehen mit Versandbereitschaft der Lieferung im Werk von der Hager AG auf den Käufer über (EXW 2020 der Hager AG in Emmenbrücke). Unabhängig von der Kostentragung und der Organisation des Transports der Lieferung übernimmt die Hager AG keine Haftung für Schäden in diesem Zusammenhang.

11. Mängel der Kaufsache

11.1 Rüge- und Garantiefrist
Die Lieferung ist durch den Käufer sofort nach Empfang zu prüfen. Mängelrügen sind innerhalb von 8 Arbeitstagen nach Eintreffen der Lieferung am Bestimmungsort schriftlich an die Hager AG zu richten. Nach Fristablauf gilt die Lieferung als genehmigt. Die Garantie/Gewährleistung von der Hager AG für später auftretende Mängel beginnt am Tage der Ablieferung (Abgang der Lieferung ab Werk der Hager AG in Emmenbrücke) und beträgt:

Hager-Produkte	5 Jahre
Terasaki	2 Jahre
E3/DC	10 Jahre
Andere Produkte	Entsprechend Gewährleistung/ Garantie des Herstellers/ Hager-Lieferanten

Wird die Ablieferung aus Gründen verzögert, die die Hager AG nicht zu vertreten hat, endet die Gewährleistungsfrist spätestens 12 Monate nach der Meldung der Versandbereitschaft. Die Ausübung der Mängelrechte, insbesondere die Nachbesserung, bewirkt weder eine Unterbrechung noch den Stillstand der jeweiligen Garantie/Gewährleistungsfrist.

11.2 Mängelrechte

11.2.1 Die Hager AG kann den Mangel nach eigenem Ermessen durch Wandelung, Minderung, Nachbesserung und/oder Ersatz durch mängelfreie Ware gleicher Art bzw. Teilen davon beheben.

11.2.2 Die Gewährleistung bzw. Garantie gegenüber dem Käufer für Produkte anderer Hersteller und Lieferanten beschränkt sich auf die seitens dieser Hersteller und Lieferanten gegenüber der Hager AG zugestandenen und im Einzelfall erfüllten Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Auf Anfrage gibt die Hager AG Auskunft über die entsprechende Gewährleistung bzw. Garantie des Produkteherstellers oder Lieferanten.

11.3 Gewährleistungsausschluss und Verlust der Mängelrechte
Werden die Präodukte nicht entsprechend den Nutzungsbestimmungen (abrufbar unter www.hager.ch) von Hager AG verwendet oder werden diese durch Einwirkung der Bestellerin oder Dritter bzw. den Einbau von Teilen fremder Herkunft verändert, erlöschen sämtliche Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Beschädigungen durch Verschleiss sowie durch unsachgemässe oder bestimmungswidrige Nutzung fallen nicht unter die Gewährleistung.

11.3 Haftungsausschluss und abschliessende Regelung

Jegliche Haftung der Hager AG ist ausgeschlossen, sofern der Käufer nicht beweist, dass der Mangel seine Ursache in schlechtem Material oder fehlerhafter Produktion hat und nicht auf unsachgemässe Lagerung oder Behandlung, auf Überbeanspruchung oder ungeeignete Verwendung oder Installation zurückzuführen ist.

Werden die Produkte durch Einwirkung des Käufers oder Dritter bzw. den Einbau von Teilen fremder Herkunft verändert oder unternimmt der Käufer im Falle eines Mangels nicht umgehend alle geeigneten Massnahmen zur Schadensminderung, erlöschen sämtliche gewährten Garantieansprüche. Beschädigungen durch Verschleiss sowie durch unsachgemässe oder bestimmungswidrige Nutzung (Nutzungsbestimmungen abrufbar auf der Webseite www.hager.ch) fallen nicht unter die Garantie.

11.4 Ansprüche auf Schadenersatz kann der Käufer nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Hager AG geltend machen. Für das Verhalten ihrer Hilfspersonen sowie für Zufall und höhere Gewalt schliesst die Hager AG sowohl die vertragliche als auch die ausservertragliche Haftung gänzlich aus. Der Käufer kann gegenüber der Hager AG keine indirekten Schäden, Folgeschäden, Schäden Dritter oder entgangenen Gewinn geltend machen. Die Hager AG haftet zudem nicht für die Auswahl oder die Verwendung der Produkte durch den Käufer.
Diese Regelung ist abschliessend und ersetzt insbesondere sämtliche gesetzlichen Gewährleistungsansprüche.

12. Abkündigungen

Hager behält sich vor, Produkte (resp. Produkteteile) abzukündigen auf den Ablauf:

- der Garantie resp. der Gewährleistungsfrist gemäss Ziffer 11.1 und/oder
- der von Hager angegebenen Gebrauchsdauer.

Die Hager AG wird die Abkündigung rechtzeitig, spätestens aber 12 Monate im Voraus kommunizieren, damit der Käufer noch die Möglichkeit hat zu bestellen. Aufwände, welche durch Abkündigungen von Produkten (resp. Produkteteilen) entstehen, gehen zu Lasten des Käufers.

13. Rücksendungen

13.1 Voraussetzungen

13.1.1 Die Rücknahme bzw. der Umtausch von durch die Hager AG gelieferter Ware ist nur mit vorangehender Zustimmung von der Hager AG und unter Einhaltung der nachfolgenden Voraussetzungen möglich:

13.1.2 Die Waren müssen in sauberer, unbeschrifteter Originalverpackung mit intakten Siegeln retourniert werden. Das Versanddatum für die entsprechenden Produkte darf nicht mehr als 12 Monate zurückliegen. Der Artikel darf keine Gebrauchsspuren aufweisen. Er darf weder parametriert noch programmiert sein. Ergibt die Prüfung durch die Hager AG, dass eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt ist, kann Hager AG nach eigenem Ermessen die Rücknahme verweigern oder einen Abzug beim Rückvergütungsbetrag vornehmen.

13.1.3 Der Käufer kann kundenspezifisch gefertigte Produkte nur nach Zustimmung des Verkaufsaussendienstes und der Projektierungsabteilung von der Hager AG unter Bezeichnung des Projektes und unter Einhaltung der übrigen Voraussetzungen retournieren. Die Kosten für die Rücksendung gehen zu Lasten des Käufers. Die Hager AG kann die Rücknahme unter Angabe des Grundes nach eigenem Ermessen verweigern.

13.2 Vorgehen

13.2.1 Der Käufer muss Warenretouren vor dem Versand telefonisch oder per E-Mail bei der Hager AG anmelden. Die Hager AG kann nach freiem Ermessen, insbesondere bei Lagerbereinigungen, eine Begutachtung der Warenretouren durch eine von ihr bezeichnete Person beim Käufer anordnen. Unterlässt der Käufer hierbei seine Mitwirkungspflichten oder retourniert er die Ware ohne Begutachtung, verliert er allfällige Rückvergütungsansprüche.

13.2.2 Der Käufer hat der Rücksendung ein vollständig ausgefülltes Retouren-Formular unter Angabe der durch die Hager AG telefonisch kommunizierten Retouren-Nummer beizulegen. Das Retouren-Formular kann auf der Webseite www.hager.ch heruntergeladen oder telefonisch beziehungsweise per E-Mail bei der Hager AG angefordert werden.

13.2.3 Für Rücksendungen ohne oder mit einem unvollständig ausgefüllten Retouren-Formular verrechnet die Hager AG eine Bearbeitungsgebühr von CHF 50.00. In der Regel kontaktiert die Hager AG den Käufer zwecks Einholung der fehlenden Angaben. Erfolgt innert 30 Tagen nach Versand einer solchen Rückfrage keine Rückmeldung des Käufers, entsorgt die Hager AG die Rücksendung auf Kosten des Käufers unter Wegfall allfälliger Rückvergütungsansprüche. Nicht angemeldete, nicht frankierte oder nicht einem Absender zurechenbare Rücksendungen werden nicht entgegengenommen.

13.3 Vergütungsart

13.3.1 Die Hager AG vergütet Rücksendungen erst ab einem Warenwert von CHF 100.00. Die Vergütung erfolgt durch eine Gutschrift auf das betreffende Kundenkonto.

13.3.2 Die Rückvergütung des vollen Kaufpreises erfolgt nur bei nachgewiesener Falschlieferung (d. h. die gelieferten Produkte entsprechen nicht den bestellten Produkten) der Hager AG. Die Waren müssen in sauberer, unbeschrifteter Originalverpackung mit intakten Siegeln retourniert werden.

14. Datenschutz

Die Hager AG verpflichtet sich, das DSG und die DSGVO einzuhalten und die angemessenen technischen und organisatorischen Massnahmen umzusetzen und die Sicherheit, Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der besonderen Daten zu gewährleisten. Die allgemeinen Datenschutzbestimmungen von der Hager AG befinden sich auf der Webseite www.hager.ch/datenschutz

15. Schriftform

Von diesen AGB abweichende Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Form, wobei der E- Mail-Verkehr der schriftlichen Form gleichgestellt ist.

16. Erfüllungsort

Erfüllungsort für Zahlungen ist der Sitz der Hager AG, für Lieferungen am Ort des Werks der Hager AG in Emmenbrücke.

17. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages und der übrigen Bestimmungen dieser AGB unberührt. In diesem Fall ist die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung in dem Sinne auszulegen oder zu ergänzen, dass der mit ihr beabsichtigte Regelungszweck möglichst erreicht wird.

18. Änderung der AGB

Diese AGB können jederzeit einseitig ganz oder teilweise abgeändert werden. Über wesentliche, für ihn nachteilige Änderungen und Anpassungen nach Vertragsschluss wird der Käufer in geeigneter Form informiert. Sofern der Käufer die Änderungen und Anpassungen nicht innert 30 Tagen nach Zustellung schriftlich gegenüber der Hager AG ablehnt, gelten sie als anerkannt. Die neuen AGB ersetzen die bisherigen AGB vollumfänglich.

19. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

19.1 Auf die Rechtsverhältnisse zwischen der Hager AG und dem Käufer ist schweizerisches Recht anwendbar, unter Ausschluss der Kollisionsnormen des schweizerischen internationalen Privatrechts sowie des Übereinkommens der Vereinten Nationen über den internationalen Warenkauf (CISG).

19.2 Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit Rechtsverhältnissen zwischen der Hager AG und dem Käufer ist der Sitz der Hager AG.

Hager AG / Stand Februar 2023

Für ein besseres Morgen

Unser Weg in eine nachhaltigere Zukunft

Sabine Busse, CEO Hager Group

“Wir glauben an die Elektrifizierung. Gebäude sind der Schlüssel für eine erfolgreiche Umsetzung der Energiewende, und wir sind ein Teil davon. Unsere Produkte, Dienstleistungen und Lösungen sind zuverlässig, intelligent und einfach zu integrieren. Zusätzlich helfen sie bei einer nachhaltigen Senkung der Emissionen. Neben unserem bewährten Portfolio für die Elektrifizierung von Gebäuden erschließen wir nun weitere Geschäftsfelder mit unseren digitalen Angeboten im Bereich Energiemanagement. Denn bei beiden sehen wir weiterhin großes Potenzial.”

Ethik

Zuverlässigkeit und Verantwortung als Kern jeder Partnerschaft
Durch die Wahrung von Menschenrechten, die Gewährleistung fairer Arbeitsbedingungen und die Förderung ethischen Verhaltens schaffen wir Vertrauen und Transparenz gegenüber allen Interessenvertretern. Verbrauchersicherheit und Datenintegrität stehen an erster Stelle, damit unsere Produkte den höchsten Standards an Zuverlässigkeit entsprechen. Ein verlässliches Beschwerdeverfahren, das internen und externen Partnern zur Verfügung steht, untermauert unser Engagement

E3 Ethics Employees Environment

Nachhaltigkeit ist ein gemeinsamer Weg. Es ist ein Weg, der jede Phase unserer Wertschöpfungskette prägt, von der Beschaffung bis zum Ende der Lebensdauer unserer Produkte. Bei Hager haben wir uns dazu verpflichtet, diesen Weg gemeinsam mit unseren Partnern, Kunden und Interessengruppen zu gehen. Bei jedem Schritt achten wir auf Menschen und Umwelt. Wir haben unsere Vision von einer nachhaltigen Zukunft durch Zusammenarbeit in den Mittelpunkt unserer Nachhaltigkeitsstrategie "E3" gestellt, welche sich auf Ethik (Ethics), Mitarbeiter (Employees) und Umwelt (Environment) fokussiert.



Mitarbeitende

Die Weiterentwicklung und Expertise unserer Teams schaffen echten Mehrwert für Sie
Bei Hager gestalten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die elektrische Welt von morgen. Um diese Vision zu verwirklichen, haben wir eine Kultur der Zusammenarbeit und des kontinuierlichen Lernens entwickelt. In dieser Kultur treiben wir Innovationen voran, steigern die Kundenzufriedenheit und schaffen einen bedeutenden Mehrwert für alle Beteiligten. Durch die Zusammenarbeit mit unseren Partnern und Kunden nutzen wir unser gemeinsames Potenzial, erzielen beeindruckende Ergebnisse und arbeiten ständig daran, bessere Gebäude und eine bessere Zukunft zu schaffen.



Umwelt


Eine Partnerschaft mit Hager bedeutet, gemeinsam echte Veränderungen zu bewirken:

Wir verringern unseren eigenen CO2-Fußabdruck kontinuierlich und ermöglichen Ihnen gleichzeitig, Ihren CO2-Fußabdruck durch intelligentes Energiemanagement und innovative Lösungen zu reduzieren. So beschleunigen wir den Übergang zu emissionsarmen Gebäuden und umweltverträglicher Mobilität. Erfahren Sie, wie unser dreiteiliger Ansatz diese Ambitionen in greifbare Ergebnisse für Ihr Unternehmen, Ihre Partner und Ihre Umgebung umsetzt.

Wir gehen mit gutem Beispiel voran und verpflichten uns zu wissenschaftlich fundierten Zielen, um unsere eigenen Betriebsabläufe zu dekarbonisieren. Bis 2030 wollen wir die Treibhausgasemissionen um 50 % (Scope 1 und 2) sowie um 25 % (Scope 3) reduzieren. Im Jahr 2024 haben wir eine Reduzierung um 20 % in den Bereichen Scope 1 und 2 sowie Fortschritte im Scope 3 erzielt – ein greifbarer Beleg für unseren Fortschritt auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit.

Wir nutzen unsere selbst entwickelten Energiemanagementlösungen, um den Energieverbrauch zu optimieren und die Emissionen in unseren Einrichtungen zu reduzieren. Im Jahr 2024 hat Hager seine Führungsposition durch die Übernahme von advizeo weiter ausgebaut. Advizeo ist ein führender Anbieter von Gebäudemanagementdienstleistungen und Monitoring-Software.

Hager verstärkt Ihre Wirkung:
Mit unseren Energiemanagementlösungen können Sie Gebäudeemissionen reduzieren, die Effizienz verbessern und messbare Fortschritte in Ihrer Energiewende erzielen.



Unsere aktuellen Nachhaltigkeitsbewertungen

PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating NOV 2025

Climate CDP 2025 A-

Mitglied von:

PEP ecoPASSPORT®

UN Global Compact United Nations Global Compact

SCIENCE BASED TARGETS DRIVING AMBITIOUS CORPORATE CLIMATE ACTION

Entdecken Sie unseren aktuellen Nachhaltigkeitsbericht

Sorgfältig gestaltet

**Wir sind nah an unseren Kunden.
Dies zeigt sich in unserem Design.**

Zu leistungsstarken Premiumlösungen gehört ein gutes Design. Dies ist Teil unserer Mission. Zum Design gehört für uns, dass sich die Produktfamilien in diesem Katalog harmonisch zusammenfügen. Diese Passgenauigkeit ist einer der Gründe, warum viele unsere Marke schätzen. Wir hoffen, dass Sie ihr ebenso vertrauen wie wir.




Mitglieder des Design Studio Teams,
Obernai, Frankreich

Und das soll unser Design für Sie leisten

Benutzerfreundlichkeit steht bei uns an höchster Stelle: In jeder Situation soll jedes unser Geräte und jedes System leicht zu verstehen und einfach zu bedienen sein. Darüber hinaus wollen wir unsere Kunden begeistern. Deshalb bringen unsere neuen Produkte komfortable, unterhaltsame Funktionen mit. Lassen Sie sich von cleveren Ideen überraschen, die für Sie und für die Endkunden einen echten Unterschied machen.

Es geht auch um die Gesamtkohärenz.
Unsere gesamte Produktfamilie sollte für Sie logisch und stimmig sein. Sie soll es Ihnen ermöglichen, Gewohnheiten zu etablieren und Schnelligkeit zu gewinnen. Sie soll dazu beitragen, Vertrautheit und Vertrauen aufzubauen. Die Arbeit mit unseren Lösungen sollte sich anfühlen, als kämen Sie nach Hause.Schönes Design hat natürlich auch mit Stil, Formgenauigkeit und mit Oberflächen zu tun.
Wir glauben, dass die ausgeklügelten technischen Lösungen von Hager ein sorgfältiges Design bis ins kleinste Detail verdienen. Ansprechendes und wiedererkennbares Design führt zu hochwertigen Elektroinstallationen, die moderne Häuser und Gebäude attraktiver machen. Wir wissen, wie wir Ihre Kunden mit zeitgemäßem und doch zeitlosem Design faszinieren können. Und wir wissen auch, wie wir ganz elegant unsichtbar werden können, wenn es nötig ist.

Nachhaltigkeit gehört zu unserem Werteverständnis. Gewissermaßen drückt Ökodesign Fürsorge aus – Fürsorge für den Planeten und folglich für uns alle. Wir wissen, dass wir auch in diesem Bereich eine wichtige Rolle spielen müssen. Deshalb arbeiten wir stets daran, nicht nur die besten technischen Lösungen, sondern auch die besten Lösungen mit Blick auf eine nachhaltige Zukunft zu bieten.



Produkttest mit Nutzern

Exzellentes digitales und physisches Design

Die digitale Welt entwickelt sich schnell weiter. Dies bietet uns unendlich viele Möglichkeiten, die schon seit vielen Jahren in unsere Designphilosophie einfließen. Wir gestalten unsere digitalen Tools mit größter Sorgfalt – genau wie alle unsere Produkte zeichnen sie sich durch Benutzerfreundlichkeit aus. Wir wollen, dass auch unsere digitalen Tools leicht verständlich sind und ihre Anwendung eine gewisse Faszination auslöst – bei Ihnen und den Endkunden. Erst kürzlich haben wir ein neues, digitales Designsystem entwickelt, das wir nach und nach im Markt einführen werden, so dass es irgendwann fest zu Ihrer täglichen Arbeit gehören wird. Unsere Designer möchten, dass Sie unsere digitalen Tools als freundlich und angenehm, aber auch als stilvoll und leistungsstark empfinden. Sie sollen es Ihnen ermöglichen, außergewöhnliche Aufgaben zu bewältigen – und das in einer Welt, in der sich die Elektrotechnik rasant weiterentwickelt.

Sicher und einfach

Gemeinsam mit Ihnen gestalten wie die elektrische Welt. Dabei muss diese Welt für Sie und für die Endanwender jederzeit absolut sicher bleiben. Dies erfordert robuste und zuverlässige Lösungen von höchster Qualität und wir arbeiten daran, Ihre Erwartungen noch zu übertreffen. Schon in der Produktentwicklung haben wir Sicherheit, Komfort und Umweltschutz gleichermaßen im Blick.

Die technische Leistung steigt unaufhaltsam. Bei dieser Entwicklung dürfen wir nicht vergessen, dass es immer auch darum geht, die einfachsten Lösungen zu finden. Sie wissen es selbst: Es ist wesentlich leichter, sich komplizierte Dinge auszudenken, als einfache zu entwerfen. Für unsere Entwickler ist es daher sehr herausfordernd, für Sie und Ihre Kunden eine hohe Leistung leicht und einfach zu verpacken. Doch genau darauf kommt es uns an.

Unser sorgfältig und umfassend konzipiertes Angebot soll für Sie durchgehend „Sicher und einfach“ sein. Das ist unser Motto, bei dem wir keine Kompromisse eingehen. Wir denken über ausgefeilte und innovative Lösungen nach, die auf den besten Technologien basieren und nur ein Ziel haben: Unsere Kunden zufrieden zu stellen. Und das sind Sie.



Hauptsitz

Hager AG
Sedelstrasse 2
6020 Emmenbrücke

Tel. 041 269 90 00

Verkaufsniederlassungen

Hager AG
Glattalstrasse 521
8153 Rümlang

Tel. 044 817 71 71

Hager AG
Ey 5
3063 Ittigen-Bern

Tel. 031 925 30 00

Hager AG
Chemin du Petit-Flon 31
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tel. 021 644 37 00

hager.ch
infoch@hager.com

ON-2-1018-DKO2610

Better buildings
Better tomorrows