Schakelmateriaal frontmontage **Hager** Ecoline schakelmateriaal met modulaire centraalstukken en afdekramen

Contactdozen

Zonder inbouwdoos

GS3001xxxx[03738]	Contactdoos 3-v., Wago
GS2001xxxx[03718]	Contactdoos 2-v., Wago
GS2011xxxx[03719]	Contactdoos 2-v., 45°, Wago
GS1101xxxx[0311]	Contactdoos + schakelaar, Wago
GS1201xxxx[0315]	Contactdoos + DSB, Wago
GS160Txxxx[49]	Contactdoos 1-v. + USB-Charger A+C 15W, Wago

Energie, frontmontage

Modulaire afdekramen halogeenvrije kunststof voor BRN65, BR65, BRH65

GB08020xxxx[503667]	Modulaire afdekramen, 2-voudig
GB08021xxxx[503667]	Modulaire afdekramen, 2-voudig, met tekstveld
GB08030xxxx[503667]	Modulaire afdekramen, 3-voudig
GB08031xxxx[503667]	Modulaire afdekramen, 3-voudig, met tekstveld

Schakelmateriaal

met modulaire afdekramen

Energie

Schakelmateriaal energietechniek frontmontage

GL74001	Inbouwdoos energie

Schakelaars

Verlichting

WDE613036	Uit-/wisselschakelaar
WDE613035	Serieschakelaar
WDE613037	Kruisschakelaar
WDE613032	Schakelaar 2-polig, 10 AX
WDE613033808	Dubbele wisselschakelaar
WDE615031	Impulsdrukker, maakcontact
WDE50536	Impulsdrukker, wisselcontact

Jaloezie

WDE303520	Jaloezie-wipschakelaar, 1-polig
WDE503520	Jaloezie-impulsdrukker, 1-polig

Wipschakelaars, halogeenvrije kunststof

GW1Bxxxx[03396]	Voor schakelaars en impulsdrukkers
GW2Bxxxx[03396]	Voor serieschakelaars en -impulsdrukkers

GW2ABxxxx[03396] Voor jaloezieschakelaars, met pijlsymbool

Afdekramen

Modulair, halogeenvrije kunststof, 55 x 55 mm

Zonder tekstveld

GR0800Axxxx[03396]

Met tekstveld

GR0802Axxxx[03396]

Afdekprofiel, halogeenvrije kunststof

GV080xxxx[03396]

Datatechniek / Multimedia

Data

GL71511
Montagering voor data en communicatie

Data / Multimedia

Data-binnenwerken

GMKSRJ4506A1	Aansl.mod. 1x RJ45 Cat.6a
GMKSRJ4506A2	Aansl.mod. 2x RJ45 Cat.6a
GMKSRJ4506A3	Aansl.mod. 3x RJ45 Cat.6a
G3155	Data-aansluiting 2x RJ45 8/8 Cat.6a UTP
G3175	Cat.6a, patch/patch, RJ45, 8/8, 2 poorten

Multimedia-binnenwerken

GMKAUDIO1	Keystone connector Stereo jackplug 3.5mm
GMKBLIND	Keystone blindplaat
GMKRJ45	Keystone RJ45 Cat. 6a
GMKUSB2A	Keystone connector USB2 Type A
GMKUSB3A	Keystone connector USB3 Type A

Keystone-binnenwerken

GMSET039016	VGA-module
GMSET019016	HDMI-module
GMSET029016	DisplayPort-module
WAS4155WM	USB laadcontactdoos, 2 x USB C (20W), lichtwit mat

Afdekkingen, halogeenvrije kunststof

Centraalplaten, halogeenvrije kunststof

GZUAE1Axxxx[03396]	Data 1-v.
GZUAE2Axxxx[03396]	Data 2-v.
GZUAE3Axxxx[03396]	Data 3-v.

Montageramen

GSETMM101	
GSETMM102	
GSETMM104	

Data / Multimedia

Schakelmateriaal incl. afdekkingen van de fabrikant

Afdekraam modulair 50 x 50 mm

Zonder tekstveld

GR0800Bxxxx[03396]

Met tekstveld

GR0802Bxxxx[03396]

Legenda (xxxx = RAL-kleurcode)

- xxxx[1] RAL 9016 verkeerswit
- xxxx[2] RAL 9011 grafietzwart
- xxxx[3] RAL 7035 lichtgrijs
- xxxx[4] VERZ = verzinkt
- xxxx[5] ELN = aluminium naturel geanodiseerd
- xxxx[6] LAN = gelakt aluminium naturel
- xxxx[7] RAL 3020 verkeersrood
- xxxx[8] RAL 6029 mintgroen

Inbouwdozen voor schakelmateriaal van derden

Schakelaars en wandcontactdozen

Universele inbouwdoos energietechniek frontmontage

Energie

G2850	Inbouwdoos energie 1-voudig
G2860	Inbouwdoos energie 2-voudig

Data

Universele montagering voor data en communicatie

Data

G2870	Montagering data

Afdekraam design Q.3

10116099	1-v., polarwit soft-finish
10126099	2-v., polarwit soft-finish
10136099	3-v., polarwit soft-finish

Schakelmateriaal van design S.1 en Q.3 vind je op **wandgoot.com**

Uiteraard kun je ook schakelmateriaal van andere fabrikanten toepassen.

Hager Nederland
Het Sterrenbeeld 31
5215 MK 's-Hertogenbosch

hager.com/nl

Er is veel aandacht aan deze bestelhulp besteed, maar fouten of wijzigingen in de informatie kunnen niet worden uitgesloten. Voor de meest recente bestelinformatie kijk je op: wandgoot.com

Better buildings
Better tomorrows :hager

Kunststof wandgoten en schakelmateriaal

Bestelhulp

Snelle en eenvoudige installatie



Better buildings
Better tomorrows :hager

Hager Ecoline-schakelmateriaal



Ecoline schakelmateriaal met modulaire afdekramen



Grijze iconen op de verpakking van het Ecoline-inbouwschakelmateriaal

Inbouwmodules van de uitgebreide serie Ecoline-schakelmateriaal van Hager biedt voor elke behoefte de passende inzetstukken. Alle inbouwdozen voor het Ecoline-schakelmateriaal zijn **grijs** en hebben grijze iconen op de verpakking. Hieraan herken je direct of het om loze dozen voor energie- of data-aansluitingen gaat.

Standaard schakelmateriaal



schakelmateriaal design Q.3



Zwarte iconen op de verpakking van de inbouwdozen voor standaard schakelmateriaal

Met de zwarte inbouwdozen kan standaard schakelmateriaal van de Hager designs of van derden - inclusief bijbehorende afdekramen - veilig worden geïnstalleerd. Deze inbouwdozen voor standaard schakelmateriaal zijn **zwart** en hebben zwarte iconen op de verpakking.

Ontdek wandgoot.com
Stel in een paar klikken je installatie samen inclusief hulpstukken en schakelmateriaal. Je vindt in **wandgoot.com** alle beschikbare hulpstukken en het schakelmateriaal. Probeer het zelf!

Overzicht van wandgoten

	Max. vulgraad Ø 11 mm (vulgraad 0,5 met schakelmateriaal)	Kanaalhoogte	Kanaalbreedte	Dekselbreedte	Bodemprofiel	Deksel	Koppeling bodemprofiel (reserve-onderdeel)	Bodemprofiel binnenhoek	Binnenhoek kunststof halogeenvrij	Bodemprofiel buitenhoek	Deksel buitenhoek	Buitenhoek kunststof halogeenvrij	Eindplaat kunststof halogeenvrij	Bodemprofiel vlakke hoek	Vlakke hoek kunststof halogeenvrij	Afdekprofiel staal
BRN65	kunststof - pvc, bodemprofiel met afneembare zijdeksels (inbouwschakelmateriaal frontmontage of C-profiel)				Verkrijgbare kleuren: verkeerswit (RAL9016), grafietzwart (RAL9011) | **xxxx** = 9016 / 9011											
	10	70 mm	130 mm	80 mm	BRN651301**xxxx**	BR0802**xxxx**	BRN65X9		BR651304H**xxxx**		BR0802A**xxxx**	BR651303H**xxxx**	BR651306**xxxx**		BR651305H**xxxx**	BR651307**xxxx**
	16		170 mm		BR651701**xxxx**				BR651704H**xxxx**			BR651703H**xxxx**	BR651706**xxxx**		BR651705H**xxxx**	BR651707**xxxx**
	24		210 mm		BR652101**xxxx**				BR652104H**xxxx**			BR652103H**xxxx**	BR652106**xxxx**		BR652105H**xxxx**	BR652107**xxxx**
BR65	kunststof - pvc, bodemprofiel zonder afneembare zijdeksels (inbouwschakelmateriaal frontmontage of C-profiel)				Verkrijgbare kleuren: verkeerswit (RAL9016), grafietzwart (RAL9011), lichtgrijs (RAL7035) | **xxxx** = 9016 / 9011 / 7035											
	10	70 mm	100 mm	80 mm	BR651001**xxxx**	BR0802**xxxx**	BR65X9	BR651004**xxxx**	BR651004H**xxxx**	BR651003**xxxx**	BR0802A**xxxx**	BR651003H**xxxx**	BR651006**xxxx**	BR651005**xxxx**	BR651005H**xxxx**	BR651007**xxxx**
	18		130 mm		BR651301**xxxx**			BR651304**xxxx**	BR651304H**xxxx**	BR651303**xxxx**		BR651303H**xxxx**	BR651306**xxxx**	BR651305**xxxx**	BR651305H**xxxx**	BR651307**xxxx**
	28		170 mm		BR651701**xxxx**			BR651704**xxxx**	BR651704H**xxxx**	BR651703**xxxx**		BR651703H**xxxx**	BR651706**xxxx**	BR651705**xxxx**	BR651705H**xxxx**	BR651707**xxxx**
	23		210 mm	2 x 80 mm	BR652101D**xxxx**			BR652104D**xxxx**	BR652104DH**xxxx**	BR652103D**xxxx**		BR652103DH**xxxx**	BR652106D**xxxx**	BR652105D**xxxx**	BR652105DH**xxxx**	BR652107D**xxxx**
BRH65	halogeenvrije kunststof - PC/ABS, bodemprofiel zonder afneembare zijdeksels (inbouwschakelmateriaal frontmontage of C-profiel)				Verkrijgbare kleuren: verkeerswit (RAL9016)											
	10	70 mm	100 mm	80 mm	BRH651001**9016**	BRH0802**9016**	BR65X9		BR651004H**9016**			BR651003H**9016**	BR651006**9016**		BR651005H**9016**	BR651007**9016**
	18		130 mm		BRH651301**9016**				BR651304H**9016**			BR651303H**9016**	BR651306**9016**		BR651305H**9016**	BR651307**9016**
	28		170 mm		BRH651701**9016**				BR651704H**9016**			BR651703H**9016**	BR651706**9016**		BR651705H**9016**	BR651707**9016**
	23		210 mm	2 x 80 mm	BRH652101D**9016**				BR652104DH**9016**			BR652103DH**9016**	BR652106D**9016**		BR652105DH**9016**	BR652107D**9016**

	**Scheidingswand** kunststof, pvc (niet halogeenvrij)	M1043*
	**Scheidingswand** halogeenvrij PC - ABS	BRHT*
	Scheidingswand halogeenvrij PC - ABS	M1839*
	**Scheidingswand** verzinkt staal Ook geschikt voor stalen wandgoot	L6477VERZ*
	**Pen en kabel-bevestigingsklem** kunststof, halogeenvrij	BRTB*

* Optioneel en passend in BRN65, BR65 en BRH65.

