



126

Funk-Tasterschnittstelle Up 4fach Funkbus grau, matt

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise

4

Ausstattung

Externe Abfragespannung notwendig

Nein

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk

Nein

Ausstattung

Funk bidirektional

Nein

Installation, Montage

Montage auf

Unterputz

Beleuchtung

LED-Steuerung

Nein

Werkstoff

Farbe

Grau

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-20 - 55 °C

Kabel

Kabellänge

0,29 m

Spannung

Eingangsspannung

3 - 3 V

Abmessungen

Höhe

39,50 mm

Tiefe

10 mm

Texte

Montageart

Für den Einbau hinter UP-Einsätzen

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja