



HW1N316FE

Int.automático ACB HW1 1600A 3P 42kA fijo p.unidad disparo sentinel Energy

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	1600 A
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-2	42 kA
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 230 V CA según IEC60947-2	42 kA
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 400 V CA según IEC60947-2	42 kA

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	1000 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	12000 V
Tipo de alimentación de tensión	CA

Arquitectura

Número de polos	3
Tipo de polo	3P3D

Disparo

Tiempo de respuesta al cierre	45 ms
-------------------------------	-------

Arquitectura

Tipo de construcción del dispositivo	Fijo
--------------------------------------	------

Sostenibilidad

REACH – libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí