



TRC321B



Sonde radio de luminosité et crépuscule

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés

ETS
easy
quicklink

Architecture

Système bus

Bus Radio

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée

1

Connectivité

Système bus radio-KNX

Oui

Equipement

Tension du signal externe nécessaire

No

Fréquence radio bidirectionnelle

No

Avec batterie

Oui

Avec contrôle CVC

No

Fréquence

Fréquence de transmission

868 - 868 MHz

Installation, montage

Montage sur

En saillie

Éclairage

Contrôle des LED

Oui

Matières

Couleur

Blanc polaire

Sécurité

Indice de protection IP

IP20

Conditions d'utilisation

Température de service

0 - 50 °C

Tension

Tension d'entrée

3 - 3 V

Type de tension d'alimentation

DC

Dimensions

Longueur

138 mm

Hauteur

30,50 mm

Profondeur

30 mm

Textes

Mode d'installation

Pour fixation à ventouse sur vitre de fenêtre