



TRC321B



Sonde radio de luminosité et crépuscule

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS easy quicklink
----------------------------------	--------------------------

Architecture

Système bus	Bus Radio
-------------	-----------

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée	1
-----------------------------	---

Connectivité

Système bus radio-KNX	Oui
-----------------------	-----

Équipement

Tension du signal externe nécessaire	No
Fréquence radio bidirectionnelle	No
Avec batterie	Oui
Avec contrôle CVC	No

Fréquence

Fréquence de transmission	868 - 868 MHz
---------------------------	---------------

Installation, montage

Montage sur	En saillie
-------------	------------

Éclairage

Contrôle des LED	Oui
------------------	-----

Matières

Couleur	Blanc polaire
---------	---------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 50 °C
------------------------	-----------

Tension

Tension d'entrée	3 - 3 V
Type de tension d'alimentation	DC

Dimensions

Longueur	138 mm
Hauteur	30,50 mm
Profondeur	30 mm

Textes

Mode d'installation	Pour fixation à ventouse sur vitre de fenêtre
---------------------	---