



TRC321B



IP20



KNX-RF rolluik helderheidssensor batterijvoeding wit, quicklink

Technische karakteristieken

Architectuur

Bussysteem	RF
------------	----

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy quicklink
--------------------------	--------------------------

Elektrische Stroom

Aantal ingangen	1
-----------------	---

Uitrusting

Externe signaalspanning noodzakelijk	Nee
--------------------------------------	-----

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF	Ja
-----------------------	----

Uitrusting

Radiofrequentie bidirectioneel	Nee
Met batterij	Ja
Met klimaat-regeling	Nee

Frequentie

Frequentieoverdracht	868 - 868 MHz
----------------------	---------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktmontage
---------------	-------------------

Verlichting

LEDbesturing	Ja
--------------	----

Materiaal

Kleur	Polarwit
-------	----------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 50 °C
---------------------	-----------

Spanning

Ingangsspanning	3 - 3 V
Type voeding	DC

Afmetingen

Lengte	138 mm
Hoogte	30,50 mm
Diepte	30 mm

Teksten

Montagewijze	Voor zuigbevestiging op ruit
--------------	------------------------------