



TRC321B



INT. CREPUSCOLARE RF 1 IN TAPPARELLE QL

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS easy quicklink
---------------------------------------	--------------------------

Architettura

Sistema bus	Radiofrequenza
-------------	----------------

Corrente

Numero di circuiti di ingresso	1
--------------------------------	---

Connettività

Con sistema bus radio KNX	Si
---------------------------	----

Equipaggiamento

Tensione esterna necessaria	No
Radiofrequenza bidirezionale	No
Con batterie	Si
Con controllo HVAC	No

Frequenza

Frequenza di trasmissione	868 - 868 MHz
---------------------------	---------------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

Illuminazione

Controllo LED	Si
---------------	----

Materiali

Colore	Bianco polare
--------	---------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	0 - 50 °C
-------------------------	-----------

Condizioni di impiego

Tensione d'ingresso	3 - 3 V
Tipo di tensione di alimentazione	DC; c.c.; corrente continua

Serie

Lunghezza	138 mm
Altezza	30,50 mm
Profondità	30 mm

Testo

Tipo di montaggio	Per fissaggio a ventosa sul vetro della finestra
-------------------	--