



TRC321B



KNX-RF rolluik helderheidssensor batterijvoeding wit, quicklink

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bussysteem Radiofrequent RF

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS
easy
quicklink

Stroom / temperatuur

Aantal ingangen 1

Samenstelling

Externe signaalspanning noodzakelijk Nee

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Ja

Samenstelling

Radiofrequentie bidirectioneel Nee

Met batterij Ja

Met klimaat-regeling Nee

Frequentie

Frequentieoverdracht 868 - 868 MHz

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Verlichting

LED besturing Ja

Materiaal

Kleur Polarwit

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 0 - 50 °C

Spanning

Ingangsspanning 3 - 3 V

Type voeding DC

Afmetingen

Lengte 138 mm

Hoogte 30,50 mm

Diepte 30 mm

Teksten

Montagewijze Voor zuigbevestiging op ruit