



TRC321B



Sensor luminosidade RF

Características técnicas

Arquitetura

Comunicação Frequência de rádio

Modo de configuração

Modo de configuração suportado ETS
easy
quicklink

Corrente elétrica

N.º de circuitos de entrada 1

Conetividade

Sistema bus RF KNX Sim

Equipamento

Tensão de sinal externa necessária Não

Frequência RF bidirecional Não

Com bateria Sim

Para controlo AVAC Não

Frequência

Frequência de transmissão 868 - 868 MHz

Instalação, montagem

Montagem Montagem à superfície

Iluminação

Controlo de LED Sim

Materiais

Cor Branco

Segurança

Índice de proteção IP IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 0 - 50 °C

Tensão

Tensão de entrada 3 - 3 V

Tipo de alimentação de tensão CC (abreviatura)

Dimensões

Comprimento 138 mm

Altura 30,50 mm

Profundidade 30 mm

Texto

Modo de instalação Para fixação por ventosa a painel de vidro