



TRC321B



## KNX RF bezdrátové soumrakové čidlo, bílá mat

### Technické vlastnosti

#### Nastavení

Podporovaný režim nastavení	ETS easy quicklink
-----------------------------	--------------------------

#### Architektura

Sběrníkový systém	Rádiová frekvence
-------------------	-------------------

#### Elektrický proud

Počet vstupních obvodů	1
------------------------	---

#### Konektivita

Se sběrníkovým systémem KNX RF	Ano
--------------------------------	-----

#### Vybavení

Vyžaduje externí signální napětí	Ne
Obousměrné rádiové frekvence	Ne
S baterií	Ano
S řízením systému HVAC	Ne

#### Frekvence

Frekvenční přenos	868 - 868 MHz
-------------------	---------------

#### Instalace, montáž

Montáž	Montáž na omítku
--------	------------------

#### Osvětlení

Ovládání LED	Ano
--------------	-----

#### Materiál

Barva	Polární bílá
-------	--------------

#### Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

#### Podmínky použití

Provozní teplota	0 - 50 °C
------------------	-----------

#### Napětí

Vstupní napětí	3 - 3 V
Typ napájecího napětí	DC

#### Rozměry

Délka	138 mm
Výška	30,50 mm
Hloubka	30 mm

#### Texty

Způsob montáže	Pro upevnění na okenní tabuli přísavkou
----------------	---