



TRC321B



QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Σύστημα bus Ραδιοσυχνότητες

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης ETS
easy
quicklink

Ηλεκτρικό ρεύμα

Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου 1

Εξοπλισμός

Απαραίτητη εξωτερική τάση σήματος Όχι

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX Ναι

Εξοπλισμός

Αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα Όχι

Με μπαταρία Ναι

Με έλεγχο HVAC Όχι

Συχνότητα

Μετάδοση συχνότητας 868 - 868 MHz

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση

Φωτισμός

Έλεγχος LED Ναι

Υλικά

Χρώμα Λευκό

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας 0 - 50 °C

Τάση

Τάση εισόδου 3 - 3 V

Τύπος τροφοδοσίας τάσης DC

Διαστάσεις

Μήκος 138 mm

Ύψος 30,50 mm

Βάθος 30 mm

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Για κάλυμμα συστήματος αναρρόφησης στο τζάμι του ταμπλό