



WE023



**InterBP Duo essensya va-et-vient ou poussoir à voyant pure**

**Caractéristiques techniques**

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Poussoir simple
---------------------------	-----------------

**Matière**

Couleur	Pure
---------	------

Finition

Brillant

Matériau

Polycarbonate (PC)

**Dimensions**

Hauteur	75 mm
---------	-------

Largeur	75 mm
---------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

**Installation, montage**

Montage sur	Encastré
-------------	----------

**Commandes et indicateurs**

Voyants	En accessoire
---------	---------------

Nombre de touches	1
-------------------	---

Type de bouton poussoir	Poussoir simple
-------------------------	-----------------

**Connectivité**

Type de raccordement	QuickConnect
----------------------	--------------

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP21
---------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

**Textes**

Impression	Sans inscription
------------	------------------

Type de raccordement	Avec borne Sanvis
----------------------	-------------------

**Adapté à**

Hager essensya	
----------------	--

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
---------------	-----

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----