



WE023



InterBP Duo essensya va-et-vient ou poussoir à voyant pure

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir simple

Matière

Couleur Pure
Finition Brillant
Matériau Polycarbonate (PC)

Dimensions

Hauteur 75 mm
Largeur 75 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Installation, montage

Montage sur Encastré

Commandes et indicateurs

Voyants En accessoire
Nombre de touches 1
Type de bouton poussoir Poussoir simple

Connectivité

Type de raccordement QuickConnect

Sécurité

Classe de protection (IP) IP21
Résistance aux chocs IK IK07

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Textes

Impression Sans inscription
Type de raccordement Avec borne Sanvis

Adapté à

essensya

Durabilité

Sans halogène Oui
REACH-sans SVHC Oui
Conforme à la directive RoHS Oui