



47747003

**Doppelsteckdose SCHUKO mit Abdeckplatte, Berker K.5, alu matt, lackiert**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Aluminium

RAL Nummer 9006

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Lackiert

**Abmessungen**

Höhe 120 mm

Breite 80 mm

Tiefe 50 mm

Anzahl Einheiten 2

Einbautiefe Unterputz-Dosen 25 mm

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

Einbau-/Anschlussort Hoch

**Konnektivität**

Anschlussart Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung  
Krallenbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Kapazität**

Anzahl Module 2

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK02

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck Nein

**Texte**

Abdeckung Vollplatte

---

**Texte**

Schutz Ohne erhöhten Berührungsschutz  
Schutz vor Verschmutzungen bei Maler- und Renovierungsarbeiten durch in der  
Abdeckplatte integrierte Erdungsbügel.

---

Anschlussart Mit Steckklemme

---

**Geeignet für**

K.x

---

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei Ja

---

RoHS-konform Ja