



47747004

**Doppelsteckdose SCHUKO mit Abdeckplatte, Berker K.5, edelstahl matt, lackiert**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Edelstahl
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	Lackiert

**Abmessungen**

Höhe	120 mm
Breite	80 mm
Tiefe	50 mm
Anzahl Einheiten	2
Einbautiefe Unterputz-Dosen	25 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
Einbau-/Anschlussort	Hoch

**Konnektivität**

Anschlussart	Schraubanschluss
Montageart	Schraubbefestigung Krallenbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Kapazität**

Anzahl Module	2
---------------	---

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK02
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

**Texte**

Abdeckung	Vollplatte
-----------	------------

---

**Texte**

Schutz Ohne erhöhten Berührungsschutz  
Schutz vor Verschmutzungen bei Maler- und Renovierungsarbeiten durch in der  
Abdeckplatte integrierte Erdungsbügel.

---

Anschlussart Mit Steckklemme

---

**Geeignet für**

K.x

---

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei Ja

---

RoHS-konform Ja