



47747004

**Doppelsteckdose SCHUKO mit Abdeckplatte, Berker K.5, edelstahl matt, lackiert**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

**Spannung**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 250 V       |
| Nennspannung | 250 - 250 V |

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

**Werkstoff**

|            |           |
|------------|-----------|
| Farbe      | Edelstahl |
| Glanzgrad  | Matt      |
| Werkstoff  | Edelstahl |
| Oberfläche | Lackiert  |

**Abmessungen**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Höhe                        | 120 mm |
| Breite                      | 80 mm  |
| Tiefe                       | 50 mm  |
| Anzahl Einheiten            | 2      |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 25 mm  |

**Installation, Montage**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Montage auf          | Unterputz |
| Einbau-/Anschlussort | Hoch      |

**Konnektivität**

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Anschlussart | Schraubanschluss                         |
| Montageart   | Schraubbefestigung<br>Krallenbefestigung |

**Ausstattung**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | SCHUKO |
| Verdrehter Zentraleinsatz       | Nein   |
| Mit Klappdeckel                 | Nein   |
| Mit Schutzleiterkontakt rund    | Nein   |
| Mit Signallampe                 | Nein   |
| Mit Schloss                     | Nein   |

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 2 |
|---------------|---|

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz  | Nein |
| Stoßfestigkeit IK              | IK02 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |

**Funktionen**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung     | Nein |

**Texte**

|           |               |
|-----------|---------------|
| Aufdruck  | Ohne Aufdruck |
| Abdeckung | Vollplatte    |

---

**Texte**

|              |                                                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutz       | Ohne erhöhten Berührungsschutz<br>Schutz vor Verschmutzungen bei Maler- und Renovierungsarbeiten durch in der<br>Abdeckplatte integrierte Erdungsbügel. |
| Anschlussart | Mit Steckklemme                                                                                                                                         |

---

**Geeignet für**

Berker K.x

---

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |