



47747004

WCD RA 2V (enkele inb.doos), hoog, berker K.5, edelstaal gelakt

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	RVS
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	RVS
Oppervlakte behandeling	Gelakt

Afmetingen

Hoogte	120 mm
Breedte	80 mm
Diepte	50 mm
Aantal eenheden	2
Inbouwdiepte inbouwdozen	25 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
Montage/aansluitpositie	Hoog

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK02
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Funcies

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Identificatie

Met opdruk	Nee
------------	-----

Teksten

Deur	Volle afdekplaat
------	------------------

Teksten

Beveiliging	Ingebouwde aardingsbeugel in afdekraam biedt bescherming tegen vervuiling tijdens schilder- en renovatiewerkzaamheden	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze		Met steekklemmen

Geschikt voor

K.x

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja