



47747004

**Розетка з з/к 2X цільна, нерж.сталь-лак 16A/250В К.5**

**Технічні характеристики**

**Напруга**

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

**Електричний струм**

Номінальний струм	16 A
-------------------	------

**Частота**

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

**Матеріали**

Colour	Нержавіюча сталь
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Нержавіюча сталь
Обробка	Покриті лаком

**Розміри**

Висота	120 mm
Ширина	80 mm
Глибина	50 mm
Кількість одиниць	2
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	25 mm

**Установлення, монтаж**

Монтаж на	Внутрішня установка
Положення для монтажу/підключення	Високий

**Підключення**

Тип з'єднання	Гвинтова клема
Тип монтажу	Монтаж гвинтами Гачкове кріплення

**Обладнання**

Тип розетки роз'єму/вилки	SCHUKO
Поворотна центральна вставка	Hi
З відкидною кришкою	Hi
З круглим захисним заземлювальним штифтом	Hi
З сигнальною лампою	Hi
Із замком	Hi

**Акcesуари**

Має поле для маркування	Hi
-------------------------	----

**Емність**

Кількість модулів	2
-------------------	---

**Безпека**

З посиленим захистом від контакту	Hi
Ударостійкість IK	IK02
Клас захисту від проникнення (IP)	IP20

**Функції**

З орієнтаційним освітленням	Hi
З функціональним освітленням	Hi

**Ідентифікація**

З відбитком	Hi
-------------	----

---

**Тексти**

Накладка	Суцільна кришка
Захист	Без посиленого захисту контакту Вбудована ручка заземлення в рамі кришки забезпечує захист від забруднення під час фарбування та ремонтних робіт
Тип з'єднання	Зі вставними клемми

---

**Сумісний із**

К.х

---

**Sustainability**

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так