



47747004

Розетка з з/к 2X цільна, нерж.сталь-лак 16A/250В К.5

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	16 A
-------------------	------

Напруга

Номинальна напруга	250 V
--------------------	-------

Номинальна напруга	250 - 250 V
--------------------	-------------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Розміри

Висота	120 mm
--------	--------

Ширина	80 mm
--------	-------

Глибина	50 mm
---------	-------

Кількість одиниць	2
-------------------	---

Вбудовувані коробки прихованого монтажу	25 mm
---	-------

Ємність

Кількість модулів	2
-------------------	---

Безпека

Ударостійкість IK	IK02
-------------------	------

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Сумісний із

Berker K.x	
------------	--

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
---------------------	-----

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----