



47747006

Doppelsteckdose SCHUKO mit Abdeckplatte, Berker K.1, anthrazit matt, lackiert

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Anthrazit
RAL Nummer	7021
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert

Abmessungen

Höhe	120 mm
Breite	80 mm
Tiefe	50 mm
Anzahl Einheiten	2
Einbautiefe Unterputz-Dosen	25 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
Einbau-/Anschlussort	Hoch

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
Montageart	Schraubbefestigung Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK02
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Abdeckung	Vollplatte
-----------	------------

Texte

Schutz Ohne erhöhten Berührungsschutz
Schutz vor Verschmutzungen bei Maler- und Renovierungsarbeiten durch in der
Abdeckplatte integrierte Erdungsbügel.

Anschlussart Mit Steckklemme

Geeignet für

K.x

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja