



47747006

**WCD RA 2V (enkele inb.doos), hoog, berker K.1, antraciet gelakt**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 16 A

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Materiaal**

Kleur Antraciet

RAL-code 7021

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Gelakt

**Afmetingen**

Hoogte 120 mm

Breedte 80 mm

Diepte 50 mm

Aantal eenheden 2

Inbouwdiepte inbouwdozen 25 mm

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

Montage/aansluitpositie Hoog

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging  
Klemmontage

**Samenstelling**

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

**Capaciteit**

Aantal modules 2

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK02

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

**Funcies**

Met oriëntatieverlichting Nee

Met functieverlichting Nee

**Identificatie**

Met opdruk Nee

**Teksten**

Deur Volle afdekplaat

---

**Teksten**

Beveiliging	Ingebouwde aardingsbeugel in afdekraam biedt bescherming tegen vervuiling tijdens schilder- en renovatiewerkzaamheden	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze		Met steekklemmen

---

**Geschikt voor**

K.x

---

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja