



52008982

**Noodoproepset +raam, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Bedrijfsspanning	24 - 24 V
------------------	-----------

**Materiaal**

Kleur	Wit
RAL-code	1013
Afwerking oppervlakte	Glanzend

**Afmetingen**

Hoogte	185 mm
Breedte	100 mm
Diepte	155 mm

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

**Teksten**

Functie	Uitschakelen van de noodoproep door middel van de uitschakelknop op de plaats van het noodgeval Voeding via voedingseenheid 24 VDC Akoestische en visuele signalering van een noodoproep via de lichtsignaaleenheid nadat de trekimpulsdrukker is aangetrokken
Montagewijze	Centraaldelen met steekbevestiging
Beveiliging	Controle op draadbreek voor oproepactiverende apparaten
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

**Geschikt voor**

S.x/B.x

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja