

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	50 A
-----------	------

Architektur

Polart	4P
--------	----

Abmessungen

Höhe	68 mm
Breite	135 mm
Tiefe	35 mm

Anschluss

Anschlussquerschnitt Schraubklemme	16 mm ²
Leiterquerschnitt	16 - 16 mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	16 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	16 mm ²
Tarifanschluss	Nein

Werkstoff

Farbe	Lichtgrün
-------	-----------

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	3 - 3 Nm
----------------------	----------

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------