



47747009

Розетка з з/к 2X цільна, пол.білизна, 16A/250В К.1/R.3

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Електричний струм

Номінальний струм 16 A

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Colour Полярна білизна

Код RAL 9010

Обробка поверхні Глянцевий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

Розміри

Висота 120 mm

Ширина 80 mm

Глибина 50 mm

Кількість одиниць 2

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 25 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Положення для монтажу/підключення Високий

Підключення

Тип з'єднання Гвинтова клема

Тип монтажу Монтаж гвинтами
Гачкове кріплення

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Ні

З круглим захисним заземлювальним штифтом Ні

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Емність

Кількість модулів 2

Безпека

З посиленням захистом від контакту Ні

Ударостійкість IK IK02

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Ні

Ідентифікація

З відбитком Ні

Тексти

Накладка	Суцільна кришка
Захист	Без посиленого захисту контакту Вбудована ручка заземлення в рамі кришки забезпечує захист від забруднення під час фарбування та ремонтних робіт
Тип з'єднання	Зі вставними клемми

Сумісний із

К.x

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так