



11340021

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller Arsys hellbronze, Metall

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Drehknopf
-----------------------	-----------

Werkstoff

Farbe	Hellbronze
RAL Nummer	3012
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	Lackiert

Abmessungen

Höhe	54,10 mm
Breite	69,10 mm
Tiefe	12 mm
Achsdurchmesser	4 mm

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass	Nein
------------------------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Texte

Aufdruck	Mit Aufdruck Symbol Schweif
Montageart	Für Schraubbefestigung

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja