



11340022

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller Arsys gold, Metall

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Drehknopf
-----------------------	-----------

Werkstoff

Farbe	Gold
RAL Nummer	1004
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	Eloxiert

Abmessungen

Höhe	54,10 mm
Breite	69,10 mm
Tiefe	12 mm
Achsdurchmesser	4 mm

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass	Nein
------------------------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Texte

Aufdruck	Mit Aufdruck Symbol Schweiß
Montageart	Für Schraubbefestigung

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja