



18033500

#### Tekniska egenskaper

##### Material

Färg Grå

##### Dimensioner

Höjd 8 mm

Bredd 11 mm

Djup 4 mm

Dimensioner 8 x 11 mm

##### Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

##### Användningsförhållanden

Driftstemperatur -15 - 30 °C

##### Text

Utförande För utanpåliggande kapsling

##### Hållbarhet

Halogenfri Ja

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja