



303516

Serienschalter Aus 16 AX

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom 16 AX (200W LED (SBL))

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Spannung

Nennspannung 250 V

Werkstoff

Werkstoff Metall
Kunststoff

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement

Konnektivität

Montageart Krallenbefestigung

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 2

Abmessungen

Abmessungen 71 x 71 mm

Einbautiefe 32 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK07

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Texte

Montageart Mit Spreizkrallen
Für Schraubbefestigung

Anschlussart Mit Steckklemme

Beleuchtung Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Drucktaster Nein

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja