



303516

Serienschalter Aus 16 AX

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	16 AX (200W LED (SBL))
-------------	------------------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Werkstoff

Werkstoff	Metall Kunststoff
-----------	----------------------

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement
------------------	--------------

Konnektivität

Montageart	Krallenbefestigung
------------	--------------------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	2
-------------------	---

Abmessungen

Abmessungen	71 x 71 mm
Einbautiefe	32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Geteilte Wippe
-----------------------	----------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Texte

Montageart	Mit Spreizkrallen Für Schraubbefestigung
Anschlussart	Mit Steckklemme
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Schaltart/Variante

Serien

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja