



303516

Interruttore doppio 16 AX - 250 V

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione 16 AX (200W LED (SBL))

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Materiali

Materiale Metallo
Plastica

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento base

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Montaggio a uncino

Controlli e indicatori

Numero di tasti 2

Serie

Serie 71 x 71 mm

Profondità di installazione 32 mm

Profondità delle scatole da incasso 35 mm

Protezione

Resistenza agli urti IK IK07

Corrente

Corrente nominale 16 A

Testo

Tipo di montaggio Con graffe a espansione
Per fissaggio a vite

Tipo di connessione Con morsetto a molla

Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo

Pulsante No

Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità ROHS Sì