



303516

Технічні характеристики

Електричний струм

Комутаційний струм 16 AX (200W LED (SBL))

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Матеріали

Матеріал Метал
Пластик

Ідентифікація

Схема монтажу Базовий елемент

Підключення

Тип монтажу Гачкове кріплення

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок 2

Розміри

Розміри 71 x 71 mm

Вбудована глибина 32 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 35 mm

Безпека

Ударостійкість IK IK07

Електричний струм

Номінальний струм 16 A

Тексти

Режим встановлення 3 розпірними лапками
Для гвинтового кріплення

Тип з'єднання Зі вставними клемами

Освітлення Для ланцюгів освітлення та моніторингу

Кнопка/однотактовий вимикач Ні

Sustainability

Без галогену Так

Відповідність RoHS Так