



WHT50609B



**kallysto UP mit KNX-BUS: Bewegungsmelder 1.1m mit Bef.-Platte und Front Braun**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Empfohlene Montagehöhe	1.10 - 1.10 m
Montagehöhe	1.10 - 1.10 m

**Einstellungen**

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy
Minimale Einschaltdauer	10 s

**Funktionen**

Maximale Einschaltdauer	30 min
-------------------------	--------

**Anschlussmöglichkeiten**

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

**Spannung**

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
---------------------------	-----------

**Lieferumfang**

Busankopplung inklusive	Ja
-------------------------	----

**Elektrischer Strom**

Stromaufnahme Bus Datentransfer	10 mA
---------------------------------	-------

**Beleuchtung**

Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

**Erfassung**

Erfassungswinkel einstellbar	45 - 90 °
Erfassungswinkel horizontal	90 - 180

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

**Werkstoff**

Werkstoff	Thermoplast
-----------	-------------

**Texte**

Drucktaster	Mit Taste für Automatik/Dauer-EIN/Dauer-AUS
Betriebsart	Mit Testbetrieb Master/Slave Betrieb zur Abdeckung grosser Erfassungsbereiche Mit 3 Betriebsarten: Automatik/Dauer EIN/Dauer AUS
Funktion	Anwesenheitssimulation Mit Partyfunktion
Montageart	Mit Spreizkrallen Mit Demontageschutz

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----