



LF30045090101

Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x45mm reinweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	30 mm
Breite	45 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	1010 - 1010 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	5
---	---

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

Konnektivität

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 1
Anzahl steckbare Trennwände	0
Kabelhalteklemme im Lieferumfang enthalten	Nein
Mit Schutzfolie	Nein

Abbildungen | Zeichnungen

