



VZ262N

Cadre-porte,Volta,2rangées,avec porte,RAL9006,inox

Caractéristiques techniques

Compatibilité

Adapté au type de coffret

Encastré
Cloison creuse

Dimensions

Hauteur	505.50 mm
Largeur	348 mm
Profondeur	36 mm

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0

Matière

Code RAL	7010 7016
Couleur	Acier inoxydable
Matière	Acier inoxydable
Traitement de surface	Non traité

Architecture

Position de la porte	Gauche
----------------------	--------

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Loquet

Equipement

Nombre rangées	2
----------------	---

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----