# Produktdatenblatt
VZ263N



VZ263N

**Blendrahmen, Volta, 3reihig, mit Tür, Edelstahl**

## Technische Eigenschaften

### Kompatibilität

| | |
|---|---|
| Passend zu Schrankart | Unterputz<br>Hohlwandmontage |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe | 630,50 mm |
| Breite | 348 mm |
| Tiefe | 36 mm |

### Abdeckung, Tür

| | |
|---|---|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
| Anzahl Schranktüren | 1 |
| Anzahl der Schlösser | 0 |

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| RAL Nummer | 7010<br>7016 |
| Farbe | Edelstahl |
| Produktfarbe | Edelstahl |
| Werkstoff | Edelstahl |
| Oberfläche | Unbehandelt |

### Architektur

| | |
|---|---|
| Position Schranktür | Links |

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |
| Schließungstyp | Schnappverschluss |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Anzahl Reihen | 3 |

### Konnektivität

| | |
|---|---|
| Montageart | Schraubbefestigung |

### Installation, Montage

| | |
|---|---|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| RoHS-konform | Ja |