



VZ265N

volta Ramka maskująca z drzwiami 5R/60M stal nierdzewna dostawy etapowe

Właściwości techniczne

Kompatybilność

Odpowiedni do typu obudowy

Montaż podtynkowy
Montaż w ścianie szkieletowej

Wymiary

Wysokość	880 mm
Szerokość	348 mm
Głębokość	36 mm

Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	0

Materiały

Kod RAL	7010 7016
Kolor	Szary średni
Materiał	Stal szlachetna
Obróbka	Stan surowy

Architektura

Położenie drzwi szafki	Lewy
------------------------	------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30
Typ blokowania	Blokada zatrzaskowa

Sprzęt

Liczba rzędów	5
---------------	---

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
----------------------------------	-----

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----