



WL1260



**Schuko zásuvka 2-násobná s cl.- bílá, Lumina**

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

Jmenovité napětí 250 V

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud 16 A

**Podmínky použití**

Provozní teplota -10 - 35 °C

**Frekvence**

Frekvence 50 - 60 Hz

**Materiál**

Barva Dopravní bílá

Kód RAL 9016

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Kov  
Umělá hmota

Povrch Neošetřený

**Rozměry**

Výška 81 mm

Hloubka 49 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

**Instalace, montáž**

Montáž Zapuštěná montáž

**Konektivita**

Typ připojení Šroubová svorka

Druh montáže Upevnění příchytkou  
Šroubovací přípojka

**Vybavení**

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

Se signálním světlem Ne

**Příslušenství**

Popisové pole Ne

**Kapacita**

Počet modulů 0

**Bezpečnost**

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ano

Mechanická odolnost IK IK02

Stupeň krytí IP IP20

**Funkce**

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

**Texty**

Potisk Bez potisku

Ochrana Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku

**Vhodné pro**

lumina

---

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano