



WL1260



Розетка з з/к подвійна з захистом контактів Lumina, біла, 16A/230В

Технічні характеристики

Електричний струм

|                   |      |
|-------------------|------|
| Номинальний струм | 16 A |
|-------------------|------|

Напруга

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Номинальна напруга | 250 V       |
| Номинальна напруга | 250 - 250 V |

Умови використання

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Робоча температура | -10 - 35 °C |
|--------------------|-------------|

Частота

|         |            |
|---------|------------|
| Частота | 50 - 60 Hz |
|---------|------------|

Матеріали

|         |      |
|---------|------|
| Код RAL | 9016 |
|---------|------|

Розміри

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Висота                                  | 81 mm |
| Глибина                                 | 49 mm |
| Вбудовувані коробки прихованого монтажу | 35 mm |

Ємність

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість модулів | 0 |
|-------------------|---|

Безпека

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Ударостійкість IK                 | IK02 |
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |

Сумісний із

|              |  |
|--------------|--|
| Hager lumina |  |
|--------------|--|

Sustainability

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Без галогену        | Yes |
| Відповідність REACH | Yes |
| Відповідність RoHS  | Yes |