



WL1262



lumina - Tomada 2x Schuko c/obtur. - prata

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal 250 V

Corrente elétrica

Corrente nominal 16 A

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 35 °C

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Prateado
 Código RAL 9006
 Acabamento Mate
 Material Metal
 Plástico
 Tratamento Sem tratamento
 Envernizado

Dimensões

Altura 109 mm
 Largura 81 mm
 Profundidade 49 mm
 Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

Instalação, montagem

Montagem Encastrar

Conetividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso
 Tipo de montagem Montagem com garras
 Ligação com parafuso

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO
 Inserção central com rotação Não
 Com tampa articulada Não
 Com lâmpada de sinalização Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Capacidade

Número de módulos 0

Segurança

Com proteção contra contacto Sim
 Resistência ao impactos IK IK02
 Índice de proteção IP IP20

Funções

Com iluminação de orientação Não
 Com iluminação funcional Não

Identificação

Com impressão Não

Texto

Proteção Proteção de contacto aprimorada

Adequado para

lumina

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHs

Sim