



WL1262



Розетка з з/к подвійна з захистом контактів Lumina, срібна, 16A/230В

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм 16 A

Напруга

Номинальна напруга 250 V

Номинальна напруга 250 - 250 V

Умови використання

Робоча температура -10 - 35 °C

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Код RAL 9006

Розміри

Висота 109 mm

Ширина 81 mm

Глибина 49 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 35 mm

Ємність

Кількість модулів 0

Безпека

Ударостійкість IK IK02

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Сумісний із

Hager lumina

Sustainability

Відповідність REACH Yes

Відповідність RoHS Yes