



WL1263



lumina - Tomada 2x Schuko c/obtur. - preto

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Tensão

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 - 250 V

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
------------------------------	-------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Preto
Código RAL	9004
Acabamento	Mate
Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento Envernizado

Dimensões

Altura	109 mm
Largura	81 mm
Profundidade	49 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem com garras Ligação com parafuso

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com lâmpada de sinalização	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Capacidade

Número de módulos	0
-------------------	---

índice de proteção

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK02
Índice de proteção IP	IP20

Funções

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

Textos

Impressão	Sem gravação
Proteção	Proteção de contacto aprimorada

Adequado para
Hager lumina

Sustentabilidade	
Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim