



WL1263



Розетка з з/к подвійна з захистом контактів Lumina, чорна, 16A/230В

#### Технічні характеристики

##### Напруга

Номінальна напруга 250 V

##### Електричний струм

Номінальний струм 16 A

##### Умови використання

Робоча температура -10 - 35 °C

##### Частота

Частота 50 - 60 Hz

##### Матеріали

Colour Чорний

Код RAL 9004

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Метал  
Пластик

Обробка Необроблений  
Покриті лаком

##### Розміри

Висота 109 mm

Ширина 81 mm

Глибина 49 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 35 mm

##### Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

##### Підключення

Тип з'єднання Гвинтова клемма

Тип монтажу Гачкове кріплення  
Гвинтове з'єднання

##### Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Ні

З сигнальною лампою Ні

##### Акcesуари

Має поле для маркування Ні

##### Емність

Кількість модулів 0

##### Безпека

З посиленням захистом від контакту Так

Ударостійкість IK IK02

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

##### Функції

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Ні

##### Ідентифікація

З відбитком Ні

##### Тексти

Захист Покращений захист контактів

---

**Сумісний із**

lumina

---

**Sustainability**

Без галогену

Так

REACH-SVHC free

Так

Відповідність RoHS

Так

---