



L22479010

Flachwinkel Türumfahrung schnittkaschierend aus PVC zu SL 17x52mm reinweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	17 mm
Breite	52 mm

Zubehör

Art des Zubehörs	Haubenformteil
------------------	----------------

Einstellungen

Winkelbereich	90 - 90
---------------	---------

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Reinweiss
RAL Nummer	9010

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP40

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 60 °C
--------------------	-----------

Ausstattung

Mit Schutzfolie	Nein
-----------------	------

Abbildungen | Zeichnungen

