



WH36182500C

robusto moullé ENC Gr.1 compl.: Interr. à clé carrée S2/1p/0-2-0-1/IP55 Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	220 - 250 V
Tension nominale	230 V

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

Courant électrique

Courant assigné nominal	20 A
-------------------------	------

Dimensions

Dimensions	86 x 86 mm
Profondeur	45.8 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	28 mm

Matière

Couleur	Blanc de sécurité
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité

Architecture

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

Raccordement

Type de connexion / prise	Verrou tournant Bouton-poussoir/interrupteur
---------------------------	---

Textes

Type de commutation	Schéma commutateur 2/1-pôle, 0-1-0-2
Type de raccordement	Avec bornes à vis