



14631404

Zentralplatte für AMP Modular Jacks Centralplattensystem alu, matt

Technische Eigenschaften

Anschluss

| | |
|-----------------------|----------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Modular Buchse |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 2 |
|---------------|---|

Werkstoff

| | |
|------------|----------------------|
| Farbe | Aluminium |
| RAL Nummer | 9006 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Metall Kunststoff |
| Oberfläche | Lackiert |

Abmessungen

| | |
|--------|----------|
| Höhe | 71 mm |
| Breite | 71 mm |
| Tiefe | 23,40 mm |

Konnektivität

| | |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK | IK05 |

Texte

| | |
|--------------|--|
| Beschriftung | Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring |
| Auslass | Mit 30° Schrägauslass |

Geeignet für

Berker K.x / Berker S.x/B.x