



936752568



**Serientaster, 2 Schließer, gem. Eingangskl., Integro Flow/Pure, chr. mt., lack.**

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
Taststrom	10 A

##### Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

##### Architektur

Steuer-/Bedienelement	Zweiteilige Taste
Polanzahl	2

##### Werkstoff

Farbe	Chrom
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Verchromt Lackiert
Transparent	Nein

##### Abmessungen

Höhe	55,50 mm
Breite	55,50 mm
Tiefe	25 mm
Einbautiefe	10 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	13 mm

##### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	2
Ausführung Taster	Serientaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

##### Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Anschluss mit Kabelschuh	Gemeinsame Eingangsklemme
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

##### Geeignet für

integro	
---------	--

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----