



BSR02MTS

**Couvercle de tube métallique pour boîte d'installation R02 Silver**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Avec cadre de protection pour revêtement de sol	Oui
Avec évidement pour revêtement de sol	Non

**Dimensions**

Profondeur de montage	86 mm
Diamètre d'installation	122 mm
Diamètre extérieur	150 mm

**Configuration**

Taille de l'installation (installations sous le sol)	R02
--	-----

**Installation, montage**

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Installation sur mur en béton	Oui
Adapté à un usage extérieur	Non
Compatible avec l'installation sur faux plancher	Oui
Adapté au nettoyage humide	Oui

**Notice**

Entretien du sol	Mouillé
------------------	---------

**Matière**

Matière	Zinc
---------	------

**Conditions d'utilisation**

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)	15 kN
---	-------

**Cache, porte**

Matériau du couvercle	Zinc
-----------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Charge verticale appliquée sur une petite surface	3 kN
---	------

**Cache, porte**

Type de couvercle	Tube
-------------------	------

**Fonctions**

Compatible avec les canaux sous le plancher	Oui
---	-----

**Textes**

Sortie de câble	Avec sortie de câble dans le couvercle
-----------------	--

**Matière**

Couleur	Argent
---------	--------

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles	3
---------------------------	---

**Equipement**

Nombre de prises de courant de type SCHUKO	0
Nombre de boîte d'appareillage	0
Nombre de boîtiers de dispositifs	0

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK10
Indice de protection IP en état inutilisé	IP66

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Illustrations | dessins

