



BSR02MTS

Tapa metálica para caja de instalación R02 Plata

Características técnicas

Arquitectura

Con marco de protección para alfombras	Sí
Con entalladura para pavimento	No

Dimensiones

Profundidad de montaje	86 mm
Diámetro incorporado	122 mm
Diámetro externo	150 mm

Configuración

Tamaño de la instalación (instalaciones bajo el suelo)	R02
--	-----

Instalación, montaje

Adecuado para montaje en cavidad en suelo	Sí
Adecuado para la instalación de hormigón	Sí
Adecuado para uso en exteriores	No
Adecuado para instalación en suelo elevado	Sí
Adecuado para limpieza en mojado	Sí

Instrucciones

Mantenimiento del suelo	Húmedo
-------------------------	--------

Materiales

Material	Zinc
----------	------

Condiciones de uso

	15 kN
--	-------

Cubierta, puerta

Material de la parte superior	Zinc
-------------------------------	------

Condiciones de uso

	3 kN
--	------

Cubierta, puerta

Tipo de tapa	Tubo
--------------	------

Funciones

Adecuado para conductos subterráneos	Sí
--------------------------------------	----

Texto

Salida de cable	Con salida de cable en la tapa
-----------------	--------------------------------

Materiales

Colour	Plata
--------	-------

Conexión

Número de entradas de conductos de cables	3
Número de tomas SCHUKO	0

Equipo

Número de cajas de salida	0
---------------------------	---

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
Resistencia al impacto IK	IK10
Clase de protección en condiciones no utilizadas	IP66

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Sí
-----------------------	----

Ilustraciones e imágenes

